

SIEMENS

Ingenio para la vida

Máxima funcionalidad con la instrumentación PROFINET de Siemens

¡Oferta de lanzamiento!

Siemens da un paso más en la instrumentación y desarrolla el primer equipo de nivel con comunicación en PROFINET. El nuevo **MultiRanger 200 HMI PROFINET** te permite controlar hasta 6 bombas en tu proceso, con máxima precisión, fiabilidad e inteligencia de proceso.

El **MultiRanger 200 HMI** constituye una solución fiable para medir el nivel de diferentes productos: agua, residuos municipales, ácidos, astillas de madera y sólidos con cono de apilado. Todos los modelos ofrecen medición de nivel para un punto, mientras que el modelo opcional con 6 relés ofrece medición de dos puntos.

Compatible con SIMATIC PDM para la instalación y configuración por PC. Incluye además el exclusivo software de procesamiento de señal Sonic Intelligence para garantizar mediciones muy fiables gracias a la curva dinámica de filtrado de que disponen todos los transmisores de nivel de Siemens.

El **MultiRanger 200 HMI** monitorizará el flujo del canal abierto y presenta funciones más avanzadas de alarma de relé y control de la bomba, así como conversión de volumen.



Validez de la oferta:
hasta el 30 de abril de 2019

¡Aprovéchese de la nueva oferta!

Solicítelo a su distribuidor

Nueva oferta MultiRanger 200 HMI PROFINET

Máxima funcionalidad industrial

Detalles técnicos:

- Monitorización de nivel, pozos de bombeo, canales y vertederos.
- Un punto de medida. (Opcional dos puntos de medida).
- Pantalla HMI local fácil de usar, con cuatro teclas de programación, Quick Start, menús de configuración y asistentes de aplicaciones específicas.
- Supresión automática de ecos perturbadores, causados por estructuras internas del tanque. TVT DINÁMICA
- Indicaciones en 8 idiomas en pantalla HMI.
- 6 salidas de relé para control de bombas con diferentes algoritmos.
- Comunicación ProfiNet. (Opcional comunicaciones PROFIBUS DP, DeviceNET, Modbus TCP/IP, and Ethernet/IP)
- Compatible con el software de configuración SIMATIC PDM
- Transmisor de amplificador diferencial con supresión de ruidos ambientales y relación señal-ruido perfeccionada
- Montaje en pared. (Opciones de montaje mural y en panel)



- Sonda de nivel XRS5 + MultiRanger 200 HMI PROFINET.
Rango máx. de medida de nivel: 8 metros

Nº uds.

1.300,00 € / ud

Nº Pedido:

ES2:PI-C330PROFI08

- Sonda de nivel XPS15 + MultiRanger 200 HMI PROFINET.
Rango máx. de medida de nivel: 15 metros

Nº uds.

1.400,00 € / ud

Nº Pedido:

ES2:PI-C330PROFI15

El **MultiRanger 200 HMI** emplea la tecnología ultrasónica para monitorizar nivel de cualquier producto en rangos hasta 15 m (50 ft). Como mide el nivel sin contacto, MultiRanger 200 HMI requiere poco mantenimiento y resulta muy eficaz frente a efluentes con sólidos en suspensión, productos corrosivos, grasas, lodos, reduciendo tiempos de inactividad.

Principales aplicaciones: pozos húmedos, canales / vertederos, control de pantalla de barras, tolvas, almacenamiento de químicos, almacenamiento de líquidos, contenedores de trituradoras, almacenamiento de sólidos secos.

Los componentes adicionales pueden utilizarse con la mayoría de sistemas de medida para realizar ampliaciones fun-

cionales, p.ej. indicadores separados y soluciones de supervisión a distancia.

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco.

Datos de pedido y dirección de entrega del material

Empresa

C.I.F.

Dpto. / N.º Teléfono cliente

Nombre

Calle

C.P. / Ciudad

Teléfono / Fax

E-Mail

Fecha / Firma

¡Aprovéchese de la nueva oferta! Solicítelo a su distribuidor

Sello del Distribuidor

Validez de la oferta hasta 30 de abril de 2019

Siemens, S.A.
Digital Factory
Ronda de Europa, 5 28760
Tres Cantos Madrid

DI-LP4049001018

www.siemens.es
siemens.es/instrumentacion-procesos