

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-1939 rév. 15**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

SIEMENS S.A.S
N° SIREN : 562016774

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

PRESSION ET VIDE / PRESSION ABSOLUE - PRESSION RELATIVE
PRESSURE AND VACCUM / ABSOLUTE PRESSURE - RELATIVE PRESSURE

réalisées par / *performed by :*

SIEMENS S.A.S.
1 CHEMIN DE LA SANDLACH
67500 HAGUENAU

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe, à l'exclusion des activités réalisées dans les pays listés dans le document GEN INF 16, dont la version en vigueur est disponible sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

and precisely described in the attached technical appendix, excluding activities performed in the countries listed in the document GEN INF 16, the current version of which is available on our website (www.cofrac.fr).

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr)

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *Valid from* : **10/04/2026**

Date de fin de validité / *Valid until* : **30/09/2029**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Physique-Mécanique,
Pole manager - Physics-Mechanics,

Stéphane RICHARD

DocuSigned by:

694908483BDE4E5...

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.

This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-1939 Rév 14.

This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-1939 Rév 14.

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.

The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21

Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr



Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE
à l'attestation N° 2-1939 rév. 15

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

SIEMENS S.A.S.
1 CHEMIN DE LA SANDLACH
67500 HAGUENAU

Dans son unité :

- Laboratoire Etalonnage Pression

Elle porte sur : voir pages suivantes

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

| PRESSION ET VIDE / PRESSION RELATIVE / Pression relative gaz | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| Objet | Caractéristique mesurée ou recherchée | Étendue de mesure | Incertitude élargie | Référence de la méthode | Remarques | Lieu de réalisation |
| Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique | Erreur d'indication | 1,5 MPa à 40 MPa | $100 \text{ Pa} + 5,5 \times 10^{-5} \times Pr$ | Méthode interne : AEE53690054A | Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston-cylindre Fluide : Azote | En laboratoire |
| Calibrateur de pression Manomètre numérique | Erreur d'indication | 3,0 kPa à 172 kPa | $0,40 \text{ Pa} + 3,5 \times 10^{-5} \times Pr$ | Méthode interne : AEE53690054A | Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston-cylindre Fluide : Azote | En laboratoire |
| | | 19 kPa à 700 kPa | $1,0 \text{ Pa} + 3,5 \times 10^{-5} \times Pr$ | | | |
| | | 25 kPa à 3500 kPa | $3,0 \text{ Pa} + 3,5 \times 10^{-5} \times Pr$ | | | |
| | | 90 kPa à 7000 kPa | $7,0 \text{ Pa} + 3,5 \times 10^{-5} \times Pr$ | | | |
| Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique | Erreur d'indication | 0 kPa à 100 kPa | $100 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times Pr$ | Méthode interne : A5E55201391A | Comparaison à un manomètre numérique Fluide : Air | En laboratoire |
| | | 0 kPa à 600 kPa | $100 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times Pr$ | | | |
| | | 0 MPa à 1,6 MPa | $115 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times Pr$ | | | |
| | | 0 MPa à 3 MPa | $150 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times Pr$ | | | |

P_r : Pression relative

PRESSION ET VIDE / PRESSION ABSOLUE / Pression absolue gaz

| Objet | Caractéristique mesurée ou recherchée | Étendue de mesure | Incertitude élargie | Référence de la méthode | Remarques | Lieu de réalisation |
|---|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------|
| Calibrateur de pression Manomètre numérique | Erreur d'indication | 10 kPa à 172 kPa | $0,70 \text{ Pa} + 3,5 \times 10^{-5} \times P$ | Méthode interne : AEE53690054A | Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston-cylindre associée à un manomètre numérique Fluide : Azote | En laboratoire |
| | | 20 kPa à 700 kPa | $1,0 \text{ Pa} + 3,5 \times 10^{-5} \times P$ | | | |
| | | 25 kPa à 3500 kPa | $3,0 \text{ Pa} + 3,5 \times 10^{-5} \times P$ | | | |
| | | 90 kPa à 7000 kPa | $7,0 \text{ Pa} + 3,5 \times 10^{-5} \times P$ | | | |
| Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique | Erreur d'indication | 20 kPa à 200 kPa | $15 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P$ | Méthode interne : A5E55201391A | Comparaison à un manomètre numérique Fluide : Air | En laboratoire |
| | | 70 kPa à 700 kPa | $20 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P$ | | | |
| | | 0,17 MPa à 1,7 MPa | $100 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P$ | | | |
| | | 0,31 MPa à 3,1 MPa | $120 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P$ | | | |

P : Pression absolue

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr.

Date de prise d'effet : **10/04/2026** Date de fin de validité : **30/09/2029**

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-1939 Rév. 14.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr