

Hőmérséklet szabályozók



7/2	Hőmérséklet szabályozók
7/2	Szobatermosztátok mechanikus hőmérséklet állítással
7/3	Szobatermosztátok digitális kijelzővel
7/5	Vezeték nélküli szobatermosztátok
7/6	Vezeték nélküli szobatermosztátok, többzónás szabályozáshoz
7/7	Fali szerelődobozba építhető és ipari kivitelű szobatermosztátok
7/8	Fan-coil termosztátok mechanikus hőmérséklet állítással
7/9	Univerzális termosztátok
7/10	Csőtermosztátok és merülő termosztátok
7/11	Synco Living otthoni automatizálási rendszer

Hőmérséklet szabályozók


Szobatermosztátok

Szobatermosztátok mechanikus hőmérséklet állítással

Rendelési adatok

Műszaki információk	Jellemzők	Cikkszám	Adatlap	ÁE (DB, K, M)	EÁ* / CSE	
Szobatermosztátok mechanikus hőmérséklet állítással						
  	- Kapcsolási feszültség: AC 24...250V - Kapcsolási áramerősség: 0,2...6 (2,5)A - Szabályozás jellege: 2-pont szabályozás - Fűtés vagy hűtés szabályozására - Hőmérséklet állítása: mechanikus forgatógombbal - Kapcsolási különbség 1K - Védettség: IP 30 - Szín: fehér (RAL 9003)	Belső beállítás (közvetlen kivétel)	RAA11	N3561	1	1 db
					1	1 db
		Külső beállítás	RAA21	N3562		
					1	1 db
		Külső beállítás, KI / BE kapcsoló	RAA31	N3563	1	1 db
		Külső beállítás, hűtés / KI / fűtés kapcsoló	RAA41	N3564	1	1 db
					1	1 db

Rendelési adatok (Folytatás)

Műszaki információk	Jellemzők	Cikkszám	Adatlap	ÁE (DB, K, M)	EÁ* / CSE	
Szobatermosztátok digitális kijelzővel, érintőgombos kezeléssel						
 RDD.. - Kapcsolási feszültség: AC 24...230V - Kapcsolási áramerősség: max. 5 (2) A - Szabályozás jellege: 2-pont szabályozás - Fűtés szabályozására - Hőmérséklet állítása: kapacitív nyomógommbal - Elem típusa (csak RDD100.1): 2db AAA 1,5V - Kapcsolási különbség: 1K - Védettség: IP 30 - Szín: fehér (RAL 9003)	LCD kijelző, kapacitív gombok Komfort / Csökkentett / Fagyvédelmi mód, elemes tápellátású kivitel	RDD100.1	N1420	1	1 db	
	Ugyanaz mint RDD100.1, de hálózati tápellátású kivitel (AC 230V)	RDD100	N1420	1	1 db	
 RDE.. - Kapcsolási feszültség: AC 24...230V - Kapcsolási áramerősség: max. 5 (2) A - Szabályozás jellege: 2-pont szabályozás - Fűtés szabályozására, Heti időprogrammal - Hőmérséklet állítása: kapacitív nyomógommbal - Elem típusa (csak RDD100.1): 2db AAA 1,5V - Kapcsolási különbség: 1K - Védettség: IP 30 - Szín: fehér (RAL 9003)	LCD kijelző, heti időprogram kapacitív gombok Komfort / Csökkentett / Fagyvédelmi mód, elemes tápellátású kivitel	RDE100.1	N1422	1	1 db	
	Ugyanaz mint RDE100.1, de hálózati tápellátású kivitel (AC 230V)	RDE100	N1422	1	1 db	
 Helyiség hőmérséklet érzékelő	RDD.., RDE.., RDF.. típusú fűtési és RDG.. típusú univerzális termosztáthoz, NTC érzékelő elemmel	QAA32	N1747	1	1 db	
 NTC érzékelő RCC.., RCU.., RDF.., RDE.. szabályozókhoz / termosztátokhoz	Csatlakozó a kábel végén	QAH11	N1840	1	1 db	
 Rögzítő	QAH11.. érzékelőhöz	ARG86.3	N1840	1	1 db	

Hőmérséklet szabályozók

Szobatermosztátok

Szobatermosztátok digitális kijelzővel

Rendelési adatok (Folytatás)

Műszaki információk	Jellemzők	Cikkszám	Adatlap	ÁE (DB, K, M)	EÁ* / CSE	
Szobatermosztátok LCD kijelzővel, elektronikus forgatógombos kezeléssel						
 - Kapcsolási feszültség: AC 24...250V - Kapcsolási áramerősség: 0,2...5 (2)A - Szabályozás jellege: 2-pont szabályozás - Fűtés vagy hűtés szabályozására - Hőmérséklet állítása: Elektronikus forgatógombbal - Elemes tápellátás DC 3V (2db AA 1,5V) - Kapcsolási különbség <= 1K - Védettség: IP 20 - Szín: fehér (RAL 9003)	Nagyméretű LCD kijelző, elektronikus forgatógombos hőmérséklet állítás	RDH10	N3069	1	1 db	
 - Kapcsolási feszültség: AC 24...250V - Kapcsolási áramerősség: 0,2...5 (2) - Szabályozás jellege: 2-pont szabályozás - Fűtés szabályozására - Hőmérséklet állítása: Elektronikus forgatógombbal - Elemes tápellátás DC 3V (2db AAA 1,5V) - Kapcsolási különbség <= 1K - Védettség: IP 20 - Szín: fehér (RAL 9003)	Nagyméretű LCD kijelző, napi programozhatóság, elektronikus forgatógombos hőmérséklet állítás	RDJ10	N3071	1	1 db	
Öntanuló szobatermosztátok energiatakarékos működéssel						
 REV.. Öntanuló, helyiség-hőmérséklet-szabályozó család, magyar nyelvű menüvel, könnyű kezelhetőséggel, távvezérlési lehetőséggel - Kapcsolási feszültség: AC 24...250V - Kapcsolási áramerősség: 0,1...6 (2,5)A - Szabályozás jellege: PID szabályozás (öntanuló, energiatakarékos) - Kijelzési és beállítási pontosság: 0,2 °C - Programozási lépcsők: 10 perc - Fűtés vagy hűtés szabályozására (csak REV 24) - Telefonos távvezérlési lehetőség - Programozás: tolokapcsolóval - Hőmérséklet állítása: nyomógombbal - Szín: fehér (RAL 9003)	Napi program, öntanuló szabályozás u.a. mint REV13 + vevőegység rádiós órajelhez 5 + 2 napos program (hétköznapi és hétvége), öntanuló szabályozás u.a. mint REV17 + vevőegység rádiós órajelhez Heti program, öntanuló szabályozás u.a. mint REV24 + vevőegység rádiós órajelhez	REV13	N2201	1	1 db	
		REV13DC	N2201	1	1 db	
		REV17	N2203	1	1 db	
		REV17DC	N2203	1	1 db	
		REV24	N2205	1	1 db	
		REV24DC	N2205	1	1 db	
Öntanuló szobatermosztátok szelepek vezérléséhez (3-pont)						
 REV.. Öntanuló, helyiség-hőmérséklet-szabályozó család, magyar nyelvű menüvel, könnyű kezelhetőséggel, távvezérlési lehetőséggel - Kapcsolási feszültség: AC 24...250V - Kapcsolási áramerősség: 0,2...6 (2,5)A - Szabályozás jellege: 3-pont szabályozás - PID-móddal (öntanuló, energiatakarékos) - Kijelzési és beállítási pontosság: 0,2 °C - Programozási lépcsők: 10 perc - Telefonos távvezérlési lehetőség - Programozás: tolokapcsolóval - Hőmérséklet állítása: nyomógombbal - Szín: fehér (RAL 9003)	Heti program, állásos (3-pont) kimenet, PI öntanuló szabályozás, Magyar menü, egyszerű kezelés, stb. Telefonos távvezérlés, stb.	REV34	N2208	1	1 db	

Rendelési adatok

Műszaki információk	Jellemzők	Cikkszám	Adatlap	ÁE (DB, K, M)	EÁ* / CSE	
Szobatermosztátok vezeték nélküli kivitelben (rádiófrekvenciás kapcsolattal)						
...RF/SET						
	Helyiség hőmérséklet-szabályozók rádiófrekvenciás jelátvitellel (vezeték nélküli kivitel), komplett szettben (adó és vevő egyben)	Ugyanaz, mint RDH10, de vezeték nélküli kivitel, kommunikáció 433MHz-en	RDH10RF/SET	N2211	1	1 db
	- A vezetékes kapcsolatot nem igénylő készülékek elsősorban családi házas felhasználásra lettek kialakítva. - A termosztát és a vevőegység távolsága legfeljebb 2 szint lehet (pince/padlás). - A kapcsolat minőségét nagyban befolyásolhatja az épületszerkezet (sűrű vasbeton, vas-tag tömésfal, stb.). - A jel erősségét a vevőegységen lévő LED-en lehet ellenőrizni.	Ugyanaz, mint RDJ10, de vezeték nélküli kivitel, kommunikáció 433MHz-en	RDJ10RF/SET	N2212	1	1 db
		Ugyanaz, mint RDD100.1, de vezeték nélküli kivitel, kommunikáció 433MHz-en	RDD100.1RFS	N2211	1	1 db
		Ugyanaz, mint RDE100.1, de vezeték nélküli kivitel, kommunikáció 433MHz-en	RDE100.1RFS	N2212	1	1 db
		Ugyanaz mint REV24 (kivéve telefonos távirányíthatóság), de vezeték nélküli kivitel, kommunikáció 868 MHz-en	REV24RF/SET	N2212	1	1 db
	(ua. csak DC változat)		(REV24RF DC/SET)			

Hőmérséklet szabályozók Szobatermosztátok

Vezeték nélküli szobatermosztátok többzónás szabályozáshoz

Rendelési adatok

Műszaki információk	Jellemzők	Cikkszám	Adatlap	ÁE (DB, K, M)	EA* / CSE	
Szobatermosztátok vezeték nélküli kivitelben (zónaszabályozáshoz)						
 ...RF + RDE-MZ6 - Helyiséghőmérséklet-szabályozók rádiófrekvenciás jelátvitellel (vezeték nélküli kivitelt) - csak adók, és vezeték nélküli zónavezérlő - A vezetékes kapcsolatot nem igénylő termosztátok plusz RDE-MZ6 vezérlő modul használatával helyiségenkénti fűtésszabályozás alakítható ki max. 6db fűtési zónára. Az RDE-MZ6 modul egyik kimenete beállítható kazán / szivattyú indítására is (ebben az esetben a további kimenetekkel max. 5db zóna fűtése vezérelhető egyedi időprogram szerint.) A termosztátok és a vezérlő modul távolsága legfeljebb 2 szint lehet (pince/padlás). - A kapcsolat minőségét nagyban befolyásolja az épületszerkezet (sűrű vasbeton, vas-tag tömésfal, stb.).	Ugyanaz, mint RDD100.1, de vezeték nélküli kivitelt kommunikáció 433MHz, csak adó egység	RDD100.1RF	N2211	1	1 db	
	Ugyanaz, mint RDE100.1, de vezeték nélküli kivitelt kommunikáció 433MHz, csak adó egység	RDE100.1RF	N2212	1	1 db	
	Hálózati tápellátású (AC230V) vezeték nélküli többzónás szabályozó modul padlófűtés / zónafűtés rendszerekhez, 6 zónához vagy 5 zóna + kazán/szivattyú indításhoz, 2-pont szabályozáshoz, On/Off kimenetekkel	RDE-MZ6	N2211	1	1 db	

Rendelési adatok

Műszaki információk	Jellemzők	Cikkszám	Adatlap	ÁE (DB, K, M)	EÁ* / CSE	
Fali szerelődobozba építhető fűtési termosztátok						
   	RDD... RDE... - Működtető feszültség: AC 230V +10/-15% - Szabályozó kimenet terhelhetősége: AC 230V, max. 5(2) A - Szabályozás jellege: 2-pont szabályozás - Fűtés szabályozására - Hőmérséklet állítása: nyomógombbal - Kapcsolási különbség: 0.5-6 K között állítható - Védettség: IP30 - Szín: fehér (RAL 9003)	LCD kijelző Háttérvilágítás Üzem mód váltó Padló hőmérséklet korlátozás vagy kivezetett hőmérséklet érzékelés külső hőmérséklet érzékelő segítségével	RDD310	N3077	1	1 db
		LCD kijelző Háttérvilágítás Üzem mód váltó Padló hőmérséklet korlátozás vagy kivezetett hőmérséklet érzékelés külső hőmérséklet érzékelő segítségével 7-napos időprogram	RDE410	N3077	1	1 db
	Fali szerelődoboz	RDD..., RDE..., RDF.. típusú süllyesztett termosztátokhoz	ARG71	N3009	1	1 db
	Helyiség hőmérséklet érzékelő	RDD..., RDE..., RDF.. típusú süllyesztett és RDG.. Univerzális termosztátokhoz NTC érzékelő elemmel	QAA32	N1747	1	1 db
Ipari kivitelű helyiségtermosztátok						
	- Kapcsolási feszültség: AC 24...250V - Kapcsolási áramerősség: 0,2...10(2)A - Szabályozás jellege: 2-pont szabályozás - Hőmérséklet tartomány: -5...+50°C - Kapcsolási különbség: 0,7...6K (állítható) - Környezeti hőmérséklet: max.60 °C - Robosztus ház - Védettség: IP54	Ipari kivitelű helyiségtermosztát	TRG2	N1329	1	1 db
	- Kapcsolási feszültség: AC 24...250V - Kapcsolási áramerősség: 0,2...10(2)A - Szabályozás jellege: 2-pont szabályozás - Hőmérséklet tartomány: -5...+50°C - Kapcsolási különbség fokozatra: fix 2K - Kapcsolási különbség 2 fokozat között: 2...12K - Környezeti hőmérséklet: max.60 °C - Robosztus ház - Védettség: IP54	Ipari kivitelű helyiségtermosztát, két kapcsolási ponttal	TRG22	N1329	1	1 db

Hőmérséklet szabályozók

Szobatermosztátok

Fan-coil termosztátok mechanikus hőmérséklet állítással

Rendelési adatok

Műszaki információk	Jellemzők	Cikkszám	Adatlap	ÁE (DB, K, M)	EÁ* / CSE	
RAB... fan-coil termosztátok mechanikus hőmérséklet állítással						
	Fan-Coil termosztátok 2-csöves rendszerhez	AC 250V, hűtés/fűtés kapcsolóval	RAB11	N3015	1	1 db
	Fan-Coil termosztátok 2-csöves rendszerhez	AC 250 V, hűtés/szellőzés/fűtés kapcsolóval	RAB11.1	N3015	1	1 db
	Fan-Coil termosztátok 2-csöves rendszerhez	AC 250V, külső changeover	RAB21	N3016	1	1 db
	Fan-Coil termosztátok 2-csöves rendszerhez	AC 250V, külső changeover, szabályoz./szellőz. kapcsol.	RAB21.1	N3016	1	1 db
	Fan-Coil termosztátok 4-csöves rendszerhez	AC 250V, hűtés/fűtés kapcsolóval	RAB31	N3017	1	1 db
	Fan-Coil termosztátok 4-csöves rendszerhez	AC 250 V, hűtés/szellőzés/fűtés kapcsolóval	RAB31.1	N3017	1	1 db
	Fokozatkapcsoló 3-fokozatú ventilátorhoz	AC 250 V	RAB91	N3018	1	1 db
	Termosztát fűtés/hűtés átváltáshoz holtzónával	T > 30°C ± 4°C fűtés T < 19°C ± 4°C hűtés	RYT182	N1295	1	1 db

Rendelési adatok

Műszaki információk	Jellemzők	Cikkszám	Adatlap	ÁE (DB, K, M)	EÁ* / CSE
RDG... sorozat Fan-coilok szabályozásához, univerzális alkalmazásokhoz					
  	- Helyiségtermosztátok 2 vagy 4 csöves Fan-coil berendezések szabályozásához illetve univerzális alkalmazásokhoz (fal fűtés/hűtés, padlófűtés, radiátoros fűtés, egyszerűbb légtechnikai feladatok). Háttérvilágított LCD kijelző, paraméterezhető bemenetek. Alapjelbeállítás korlátozható. Kiegészítő érzékelők (QAH11.1, QAA32, QAX2000) csatlakoztathatók. 1- vagy 3-fokozatú ventilátor vezérlés. - Billentyű-kombinációval védett menürendszer	AC 230 V tápfeszültségű, ON/OFF, 3-pont. vagy PWM kimenetekkel AC 230 V tápfeszültségű, ON/OFF, 3-pont. vagy PWM kimenetekkel. IR211 eszközzel távirányítható. Heti időprogram! Ugyanaz mint RDG100T, de vízszintes elrendezésű kivitel AC 230 V tápfeszültségű, ON/OFF relé (SPDT) kimenetekkel AC 24 V tápfeszültségű, DC 0...10 V kimenetekkel AC 24 V tápfeszültségű, DC 0...10 V kimenetekkel. ECM ventilátor motor vezérlés 0-10V-al.	RDG100 N3181 RDG100T N3181 RDG100T/H N3181 RDG110 N3181 RDG140 N3181	1 1 1 1	1 db 1 db 1 db 1 db
		AC 24 V tápfeszültségű, DC 0...10 V kimenetekkel. ECM ventilátor motor vezérlés 0-10V-al.	RDG160 N3181	1	1 db
		Univerzális helyiség szabályozó VAV-os rendszerek illetve egyéb hőmérséklet-szabályozási feladatokhoz. Kimenet DC 0...10 V szelepmozgatóhoz, további ON/OFF, PWM vagy 3-pont kimenetek	RDG400 N3182	1	1 db
	RDG...KN: Helyiségtermosztátok KNX protokoll szerinti kommunikációval	AC 230 V tápfeszültségű, ON/OFF, 3-pont. vagy PWM kimenetekkel. AC 24 V tápfeszültségű, DC 0...10 V kimenetekkel. ECM ventilátor motor vezérlés 0-10V-al. Univerzális helyiség szabályozó VAV-os rendszerek illetve egyéb hőmérséklet-szabályozási feladatokhoz. Kimenet DC 0...10 V szelepmozgatóhoz, további ON/OFF, PWM vagy 3-pont kimenetek	RDG100KN N3191 RDG160KN N3191 RDG400KN N3192	1 1 1	1 db 1 db 1 db
	Infravörös távirányító	RDF110.../IR, RDF210.../IR, RDF310.21, RDF410.21, RDF400.01 és RDG100T termosztátokhoz.	IRA211 N3060	1	1 db

Hőmérséklet szabályozók

Csőtermosztátok és merülő termosztátok

Csőtermosztátok és merülő termosztátok

Rendelési adatok

Műszaki információk	Jellemzők	Cikkszám	Adatlap	ÁE (DB, K, M)	EÁ* / CSE
Csőtermosztát RAM...					
 • Kapcsolható feszültség: AC 24...250 V • Kapcsolható áramerősség: 0,2...16 (2,5) A • Hőmérséklet állítási tartomány: 20...90°C • Érzékelő: Bimetal • Várható élettartam: min. 100.000 kapcsolás • Kapcsolási különbség: kb. 8K ± 3K • Maximális csőhőmérséklet: 110°C • Környezeti hőmérséklet: -25 ... +70°C • Védettség: IP20	Csőtermosztát külső beállítási lehetőséggel	RAM-TR.2000M	N1198	1	1 db
	Csőtermosztát belső beállítási lehetőséggel	RAM-TW.2000M	N1198	1	1 db
Merülő termosztát RAK...					
 • Kapcsolható feszültség: AC 24...250 V • Kapcsolható áramerősség: 0,2...10 (2,5) A • Hőmérséklet állítási tartomány: 0...90°C ± 5 °C • Érzékelő: Folyadék töltetű • Kapcsolási különbség: kb. 4K ± 1K • Maximális hőmérséklet az érzékelőnél: 125°C • Maximális hőmérséklet a burkolatnál: 80°C • Védettség: IP40	Külső forgató- gomb, 100mm-es réz védőcső, merülő termosztát	RAK-TR.2000M		1	1 db

Hőmérséklet szabályozók

Egyedi helyiségszabályozó rendszerek

Synco Living
Otthoni automatizálási rendszer

Áttekintés

Synco Living

Lakóépület hőmérséklet-szabályozásának komfortos vezérléséhez. 12 helyiség önálló időprogrammal rendelkező szabályozása. HMV, padlófűtési körök, világítás és zsaluvezérlés központilag kezelhető, GAMMA-Wave ablakkontaktusok integrációja lehetséges. KNX szabvány alapú rádiókommunikáció (868MHz). Hőigényjelek gyűjtése és továbbítása 0-10V-os kimeneten kazán-vezérlő (RRV912), vagy KNX BUS-on keresztül

SYNCO700-as szabályozók felé. 230VAC tápfeszültség. A red-dot formatervezési díj győztes terméke 2006-ban. A Synco Living készülékekből összeállított rendszer konfigurációjához szükséges mérnöki szolgáltatásokkal, illetve nem Siemens gyártmányú szeleptestekre való mozgató-adapter kiválasztásával kapcsolatban keressék kollégáinkat.

Rendelési adatok

Műszaki információk	Jellemzők	Cikkszám	Adatlap	ÁE (DB, K, M)	EÁ* / CSE
Synco Living termékek					
	Synco Living központi egység Fűtés/Hűtés-szabályozás, költségosztók és M-BUSos mérők integrációja, HMV készítés, lakás-szellőztető gép vezérlése légminőség, időprogram alapján, világítás és egyéb villamos áramkörök vezérlése akár 10 csoportban, motoros redőny-vezérlés, abalaknyitás-érzékelő integráció. Funkciók mint QAX913, de csak fűtés/hűtés szabályozásra, valamint mérők integrálására, szabadon programozható nyomógombok nélkül	QAX913	N2740	1	1 db
	Synco Living rádiókommunikációs jelerősítő 230VAC tápegységgel	QAX903	N2741	1	1 db
		ERF910	N2704	1	1 db
	Synco Living helyiség hőmérséklet érzékelő Synco Living helyiség hőmérséklet érzékelő, elemes tápellátással	QAA910	N2701	1	1 db
	Synco Living időjárás központ külső hőmérséklet és légnyomás detektálására, beltéri és kültéri egység egy csomagban, elemes	QAC910	N2702	1	1 db
	Synco Living helyiség hőmérséklet érzékelő LCD kijelzővel, alapjel beállító potenciométerrel és üzemmód választóval, elemes tápellátással	QAW910	N2703	1	1 db
	Synco Living fűtésszabályozó modul 2 fűtési körhöz 1db univerzális bemenet pl. HMV hőmérséklet méréséhez, 1db 0-10V-os kimenet hőigényjelzéshez, 2db 230V-os triac-kimenet, 2db potenciálmertes kimenet, 230VAC tápfeszültség	RRV912	N2705	1	1 db
	Synco Living fűtésszabályozó modul 8 fűtési körhöz 1db univerzális bemenet pl. HMV hőmérséklet méréséhez, 8db 230V-os triac-kimenet, 1db potenciálmertes kimenet, 230VAC tápfeszültség	RRV918	N2706	1	1 db

Hőmérséklet szabályozók

Szobatermosztátok

Synco Living
Otthoni automatizálási rendszer

Rendelési adatok (Folytatás)

Műszaki információk	Jellemzők	Cikkszám	Adatlap	ÁE (DB, K, M)	EÁ* / CSE
 Synco Living univerzális modul 2 előszabályozási körhöz ventillátorvezérléshez, univerzális, engedélyezési funkcióhoz. 4db univerzális bemenet, 2db 0-10V-os kimenet hőigényjelzéshez, fűtési kör szelepehez, 5db potenciálmentes kimenet, 230VAC tápfeszültség		RRV934	N2709	1	1 db
 Synco Living radiátor szelepmozgató motor 2,5mm löketű szelepekre, 110N erő, beépített helyiség hőmérséklet-érzékelő, elemes táp, 30x1,5mm-es menetes csatlakozó		SSA955	N2700	1	1 db
 Synco Living rádiós távirányító QAX913 központokhoz maximum 5 távirányító alkalmazható egy rendszerben, elemes tápellátás		AFK914/C01	N2731	1	1 db
 Synco Living rádiós vízbetörés érzékelő QAX913 központokhoz vízszivárgás esetén hibaüzenet generálható vagy szelep-zárás aktiválható, elemes tápellátás		QFP910	N2732	1	1 db
 Synco Living M-Bus modul 913 és 903 központokhoz maximum 3 M-Busos és 2 impulzus kimenetes mérő csatlakoztatható, 230VAC tápfeszültség		WRI982	N2736	1	1 db
 Web szerver 1db Synco Living központhoz. Szöveges és grafikus rendszermegjelenítés, kezelés PC-n vagy böngészővel ellátott mobiltelefonon. Utolsó 10 riasztás tárolása, státusz üzenetek elküldése, maximum 4 címre (email)		OZW772.01	N5701	1	1 db

Megjegyzés:

A Synco Living eszközök egyszerű menüstruktúrája segítségével a rendszer gyorsan konfigurálható. Ahhoz azonban, hogy működőképes legyen a rendszer, a javasolt alkalmazásokat kell megvalósítani. A Siemens nem vállal felelősséget olyan idegen eszközök működésére sem, amelyek a dokumentációkban nincsenek megnevezve. Kérjük, használja az alkalmazási példatárakat, a csatlakoztatható Gamma-Wave eszközök kapcsán keresse SIEMENS-es kapcsolattartóját, aki segít a megoldás megtalálásában. Látogasson el a www.siemens.hu/syncoliving oldalra bővebb információkért.