

Další informace naleznete
na siemens.cz/micro

Objednací čísla						
Označení	Popis	Napájecí napětí	DI¹	DQ²	AI³	Výstupy
Objednací číslo						
LOGO! 8 – základní moduly						
LOGO! 8 Basic – s šestiřádkovým LCD displejem a kurzorovými klávesami, rozhraním pro Ethernet						
LOGO! 24 CE	24 V DC	8, z nichž 4 lze použít jako AI (0...10 V)	4	Až 4 (0...10 V)	0.3 A tranzistor	6ED1052-1CC08-0BA1
LOGO! 12/24 RCE	12...24 V DC	8, z nichž 4 lze použít jako AI (0...10 V)	4	Až 4 (0...10 V)	10 A relé	6ED1052-1MD08-0BA1
LOGO! 24 RCE	24 V AC/DC	8	4	–	10 A relé	6ED1052-1HB08-0BA1
LOGO! 230 RCE	115...230 V AC/DC	8	4	–	10 A relé	6ED1052-1FB08-0BA1



Objednací čísla						
Označení	Popis	Napájecí napětí	DI¹	DQ²	AI³	Výstupy
Objednací číslo						
LOGO! 8 – rozšiřující moduly						
Rozšiřující moduly s digitálními vstupy/výstupy (I/O)						
LOGO! DM8 24, Tranzistor DA	24 V DC	4	4	–	0.3 A	6ED1055-1CB00-0BA2
LOGO! DM8 12/24 R	12...24 V DC	4	4	–	5 A relé	6ED1055-1MB00-0BA2
LOGO! DM8 24 R	24 V AC/DC	4	4	–	5 A relé	6ED1055-1HB00-0BA2
LOGO! DM8 230 R	115...230 V AC/DC	4	4	–	5 A relé	6ED1055-1FB00-0BA2
LOGO! DM16 24, Transistor DA	24 V DC	8	8	–	0.3 A	6ED1055-1CB10-0BA2
LOGO! DM16 24 R	24 V DC	8	8	–	5 A relé	6ED1055-1NB10-0BA2
LOGO! DM16 230 R	115...230 V AC/DC	8	8	–	5 A relé	6ED1055-1FB10-0BA2



Objednací čísla		
Označení	Popis	Objednací číslo
LOGO! 8 Software		
LOGO! Soft Comfort V8.3	pro Windows 10, 8, 7, XP, Linux a Mac OS X; na DVD, zpětně kompatibilní	6ED1058-0BA08-0YA1
LOGO! 8 displej – externí textový		
LOGO! TDE		6ED1055-4MH08-0BA1



Objednací čísla		
Označení	Popis	Objednací číslo
LOGO! 8 – pakety		
	V balíčku Tanos Box spolu s: LOGO! 8, LOGO! Soft Comfort V8, WinCC Basic, ethernetový kabel	
LOGO! 8 12/24 V Starter Kit	LOGO! 12/24 RCE, LOGO!Power 24 V, 1.3 A	6ED1057-3BA01-0AA8
LOGO! 8 230 V Starter Kit	LOGO! 230 RCE	6ED1057-3BA03-0AA8
LOGO! 8 TDE Starter Kit	LOGO! 12/24 RCEo, LOGO!Power 24 V, 1.3 A, LOGO! TDE	6ED1057-3BA11-0AA8
LOGO! 8 12/24 V + KP300 Basic Starter Kit	LOGO! 12/24 RCE, LOGO!Power 24 V, 1.3 A, SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN	6AV2132-0HA00-0AA1
LOGO! 8 12/24 V + KTP400 Basic Starter Kit	LOGO! 12/24 RCE, LOGO!Power 24 V, 1.3 A, SIMATIC HMI KTP400 Basic	6AV2132-0KA00-0AA1
LOGO! 8 12/24 V + KTP700 Basic Starter Kit	LOGO! 12/24 RCE, LOGO!Power 24 V, 1.3 A, SIMATIC HMI KTP700 Basic	6AV2132-3GB00-0AA1



Objednací čísla						
Označení	Popis	Napájecí napětí	DI¹	DQ²	AI³	Výstupy
Objednací číslo						
LOGO! 8 – základní moduly						
LOGO! 8 Pure – bez LCD displeje a bez kurzorových kláves, s rozhraním pro Ethernet						
LOGO! 24 CEo	24 V DC	8, z nichž 4 lze použít jako AI (0...10 V)	4	Až 4 (0...10 V)	0.3 A tranzistor	6ED1052-2CC08-0BA1
LOGO! 12/24 RCEo	12...24 V DC	8, z nichž 4 lze použít jako AI (0...10 V)	4	Až 4 (0...10 V)	10 A relé	6ED1052-2MD08-0BA1
LOGO! 24 RCEo	24 V AC/DC	8	4	–	10 A relé	6ED1052-2HB08-0BA1
LOGO! 230 RCEo	115...230 V AC/DC	8	4	–	10 A relé	6ED1052-2FB08-0BA1

Objednací čísla			
	Provozní rozsah	SIPLUS Objednací číslo	Základní jednotka Objednací číslo
LOGO! 8 SIPLUS - základní přístroje			
SIPLUS LOGO! 24 CE	– 20...+ 70 °C	6AG1052-1CC08-7BA0	6ED1052-1CC08-0BA0
SIPLUS LOGO! 12/24 RCE	Spouštěcí teplota 25 °C se zapouzdřením conformal coating	6AG1052-1MD08-7BA0	6ED1052-1MD08-0BA0
SIPLUS LOGO! 24 RCE		6AG1052-1HB08-7BA0	6ED1052-1HB08-0BA0
SIPLUS LOGO! 230 RCE		6AG1052-1FB08-7BA0	6ED1052-1FB08-0BA0

Objednací čísla						
Označení	Popis	Napájecí napětí	DI¹	DQ²	AI³	Výstupy
Objednací číslo						
LOGO! 8 – rozšiřující moduly						
Analogové rozšiřující moduly						
LOGO! AM2 0...10 V nebo 0/4...20 mA	12...24 V DC	rozlišení 10 bitů	–	2	–	6ED1055-1MA00-0BA2
LOGO! AM2 RTD –50...200 °C, 2/3-kabel (Pt100/1000)	12...24 V DC	rozlišení 0.25 °C	–	2	–	6ED1055-1MD00-0BA2
LOGO! AM2 AQ se 2 AQ⁴	24 V DC	rozlišení 10-bitů	–	–	0...10 V DC / 0/4...20 mA	6ED1055-1MM00-0BA2
Komunikace a síťové připojení						
LOGO! CSM12/24	12...24 V DC	Switche se 4 ethernetovými porty RJ45				6GK7177-1MA20-0AA0
LOGO! CMR2020	Komunikační modul pro připojení k síti GSM/GPRS⁵					6GK7142-7BX00-0AX0
LOGO! CMR2040	Komunikační modul pro připojení k síti GSM/GPRS/UMTS/LTE5⁵					6GK7142-7EX00-0AX0
LOGO! CMK2000	Komunikační modul pro automatizaci budov s KNX					6BK1700-0BA20-0AA0
Antény						
GPS anténa ANT895-6ML	s konektorem N-Connect Female pro příjem GPS dat na LOGO! CMR					6GK5895-6ML00-0AA0
Flexibilní propojovací kabel	s konektorem N-Connect/SMA Male pro propojení GPS antény a LOGO! CMR					6XV1875-5LH50
GPRS/LTE anténa ANT794-4MR	Týčová anténa s 5m flexibilním připojovacím kabelem SMA Male pro mobilní připojení pomocí LOGO! CMR					6NH9860-1AA00

Objednací čísla		
Označení	Popis	Objednací číslo
LOGO! 8 Power Supplies		
LOGO!Power	pro přeměnu síťového napětí 85/240 V AC / 110...300 V DC na provozní napětí 12 V DC a 24 V DC	
LOGO!Power 12 V / 0.9 A	šířka 18 mm	6EP3320-6S800-0AY0
LOGO!Power 12 V / 1.9 A	šířka 36 mm	6EP3321-6S800-0AY0
LOGO!Power 12 V / 4.5 A	šířka 54 mm	6EP3322-6S800-0AY0
LOGO!Power 24 V / 0.6 A	šířka 18 mm	6EP3330-6S800-0AY0
LOGO!Power 24 V / 1.3 A	šířka 36 mm	6EP3331-6S800-0AY0
LOGO!Power 24 V / 2.5 A	šířka 54 mm	6EP3332-6S800-0AY0
LOGO!Power 24 V / 4.0 A	šířka 72 mm	6EP3333-6S800-0AY0



Stephan Libera, dobrovolný hasič, Hannover

Stephan Libera spoléhá na LOGO! 8, kterým ovládá osvětlení při výcviku na cvičišti hasičské stanice v Hannoveru.



Daniel Miehling, majitel domu

Daniel Miehling si vybral LOGO! 8 pro zajištění pohodlného a bezpečného domova, od automatického ovládání žaluzií a osvětlení až po simulaci přítomnosti.

¹ Digitální vstupy ² Digitální výstupy ³ Analogové vstupy ⁴ Analogové výstupy

⁵ www.siemens.com/mobilenetwork-approvals