


Bornes ALPHA FIX
Para fixação em trilho de 35 mm





Conexão por parafusos 8WA1



Borne padrão						
Dados técnicos		2,5 mm ² 24 A 800 VCA	4 mm ² 32 A 800 VCA	6 mm ² 41 A 800 VCA	16 mm ² 76 A 800 VCA	35 mm ² 125 A 800 VCA
Bege	1 pólo	8WA1 011-1DF11	8WA1 011-1DG11	8WA1 011-1DH11	8WA1 204	8WA1 205
	3 pólos	8WA1 011-3DF21	8WA1 011-3DG21	8WA1 011-3DH21	8WA1 304	8WA1 305
	10 pólos	8WA1 011-0DF21	8WA1 011-0DG21	-	-	-
Azul	1 pólo	8WA1 011-1BF23	8WA1 011-1BG11	8WA1 011-1BH23	8WA1 011-1BK11	8WA1 011-1BM11
Laranja	1 pólo	8WA1 011-1BF22	8WA1 011-0BG22	-	-	-
Acessórios						
Poste final		8WA1 808	8WA1 808	8WA1 808	8WA1 808	8WA1 808
Placa de separação		8WA1 820	8WA1 820	8WA1 821	8WA1 821	8WA1 824
Plaqueta separadora		8WA1 825	8WA1 825	8WA1 825	8WA1 822-7TK00	8WA1 824
Ponte de ligação	2 pólos	8WA1 895	8WA1 850	8WA1 885	8WA1 842	8WA1 828
	3 pólos	8WA1 896	8WA1 851	8WA1 886	8WA1 845	8WA1 803
	4 pólos	8WA1 897	8WA1 852	8WA1 887	8WA1 848	-
	10 pólos	8WA1 898	8WA1 853	8WA1 888	8WA1 802	8WA1 804
Cobertura isolante para ponte de ligação	Branca	8WA1 822-7AX03	8WA1 822-7AX03	8WA1 822-7AX03	-	-
	Transparente	8WA1 822-7AX01	8WA1 822-7AX01	8WA1 822-7AX01	8WA1 822-7AX02	8WA1 822-7AX02
Cobertura isolante para borne	Símbolo energizado	8WA1 810	8WA1 811	8WA1 811	8WA1 812	8WA1 813
	Branca	8WA1 860	8WA1 862	8WA1 862	8WA1 892	8WA1 893

Bornes ALPHA FIX
Para fixação em trilho de 35 mm

Borne Terra / PE					
Dado técnico	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	16 mm ²	35 mm ²
Verde-amarelo	8WA1 011-1PF00	8WA1 011-1PG00	8WA1 011-1PH00	8WA1 011-1PK00	8WA1 011-1PM00
Acessórios					
Poste final	8WA1 808	8WA1 808	8WA1 808	8WA1 808	8WA1 808
Placa de separação	8WA1 820	8WA1 820	8WA1 821	8WA1 821	8WA1 823

Borne 2 andares				
Dados técnicos	4 mm ² 32 A 690 VCA ¹⁾	4 mm ² com 4 terminais 32 A 690 VCA ¹⁾	4 mm ² com Diodo 32 / 1A 250 VCA	4 mm ² com LED 32 A 250 VCA
Esquemas de ligação				
Bege	8WA1 011-2DG11	8WA1 011-6DG11	8WA1 011-6EG24	8WA1 011-6EG25
Acessórios				
Poste final	8WA1 808	8WA1 808	8WA1 808	8WA1 808
Placa de separação	8WA1 823	8WA1 823	8WA1 823	8WA1 823
Plaqueta separadora	8WA1 825	8WA1 825	8WA1 825	8WA1 825
Tampa final	8WA1 817	8WA1 817	8WA1 817	8WA1 817
Ponte de ligação 2 pólos, andar superior	8WA1 850	8WA1 850	-	-
3 pólos, andar superior	8WA1 851	8WA1 851	-	-
4 pólos, andar superior	8WA1 852	8WA1 852	-	-
10 pólos, andar superior	8WA1 853	8WA1 853	-	-
10 pólos, andar inferior	8WA1 838	8WA1 838	-	-
Lâmina de interligação para ponte de ligação	8WA1 822-7VG00	8WA1 822-7VG01	-	-
Cobertura isolante transparente para ponte de ligação	8WA1 822-7AX01	8WA1 822-7AX01	-	-
Cobertura isolante para borne Símbolo energizado Branca	8WA1 811 8WA1 862	8WA1 811 8WA1 862	- -	- -


Borne seccionador fusível							
Dados técnicos		1,5 mm² 6,3 A 250 VCA	Fusível 5 x 20 mm, tipo G, ultra-rápido, Icu 1,5 kA			Fusível 5 x 20 mm, tipo G, retardado, Icu 35 A para In < 2,5 A e Icu 10 A para In > 2,5 A	
Bege	sem sinalização	8WA1 011-1SF12					
	com LED CA/CC 230V	8WA1 011-1SF15					
	com LED CA/CC 24V	8WA1 011-1SF13					
Acessórios			In	Tipo	In	Tipo	
			1 A	8WA1 822-7EF16	1 A	8WA1 822-7EF76	
			1,6 A	8WA1 822-7EF18	1,6 A	8WA1 822-7EF78	
			2,5 A	8WA1 822-7EF21	2,5 A	8WA1 822-7EF81	
			4 A	8WA1 822-7EF23	4 A	8WA1 822-7EF83	
			6,3 A	8WA1 822-7EF25	6,3 A	8WA1 822-7EF85	
Poste final		8WA1 808					
Placa de separação		8WA1 820					
Elos de interligação 5 x 25 mm		8WA1 891					

Borne seccionador					
Dados técnicos		Acessórios			
Bege	2,5 mm ² 10 A 380 VCA / 450 VCC	Poste final	8WA1 808	Pino teste	
		Placa de separação	8WA1 820	Vermelho	8WA1 868

1) Com tampa final 800 VCA

Bornes ALPHA FIX

Para fixação em trilho de 35 mm



Borne padrão de passagem							
Dados técnicos		2,5 mm ² 30 A 800 VCA	4 mm ² 38 A 800 VCA	6 mm ² 41 A 1000 VCA	10 mm ² 57 A 1000 VCA	16 mm ² 101 A 1000 VCA	35 mm ² 150 A 1000 VCA
Cinza	1 pólo	8WH1 000-0AF00	8WH1 000-0AG00	8WH1 000-0AH00	8WH1 000-0AJ00	8WH1 000-0AK00	8WH1 000-0AM00
Azul	1 pólo	8WH1 000-0AF01	8WH1 000-0AG01	8WH1 000-0AH01	8WH1 000-0AJ01	8WH1 000-0AK01	8WH1 000-0AM01
Laranja	1 pólo	8WH1 000-0AF04	–	–	–	–	–
Acessórios							
Poste final		8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Ponte de redução (para 2,5/4mm ²)		–	–	8WH9 002-8AC10	8WH9 002-8CC10	8WH9 002-8EC10	8WH9 002-8GC10
Plaqueta separadora		–	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02
Ponte de ligação	2 pólos	8WH9 020-6CC10	8WH9 020-6DC10	8WH9 020-6EC10	8WH9 020-6FC10	8WH9 020-6GC10	–
	3 pólos	8WH9 020-6CD10	8WH9 020-6DD10	–	–	–	–
	4 pólos	8WH9 020-6CE10	8WH9 020-6DE10	–	–	–	–
	10 pólos	8WH9 020-6CL10	8WH9 020-6DL10	–	–	–	–
Tampa final		8WH9 000-1PA00	8WH9 000-1PA00	8WH9 000-1PA00	8WH9 000-1PA00	8WH9 076-1PA00	–
Plugues de testes modulares		8WH9 010-0EB02	8WH9 010-0FB02	–	–	–	–
Cobertura isolante para borne Símbolo energizado		8WH9 060-5BA060	8WH9 063-5BA060	8WH9 064-5BA060	8WH9 065-5BA060	8WH9 066-5BA060	8WH9 067-5BA060

Borne Terra / PE							
Dados técnicos		2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	35 mm ²
Verde e Amarelo		8WH1 000-0CF07	8WH1 000-0CG07	8WH1 000-0CH07	8WH1 000-0CJ07	8WH1 000-0CK07	8WH1 000-0CM07
Acessórios							
Poste final		8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Placa de separação		8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02


Bornes ALPHA FIX

Para fixação em trilho de 35 mm

Borne 2 andares padrão					
Dados técnicos	2,5 mm ² 28 A 500 VCA	4 mm ² 36 A 500 VCA	4 mm ² seccionador 38 A 500 VCA	4 mm ² isolado 38 A 500 VCA	
Cinza - Sem ligação equipotencial - Com ligação equipotencial	8WH1 020-0AF00 8WH1 025-0AF00	8WH1 020-0AG00 8WH1 025-0AG00	8WH1 020-6AC00 -	8WH1 020-6AG00 -	
Azul - Sem ligação equipotencial	8WH1 020-0AF01	8WH1 020-0AG01	-	-	
Acessórios					
Plugue de seccionamento	-	-	-	8WH9 040-0DB04	
Plugue de passagem	-	-	-	8WH9 020-8AB00	
Placas de separação	8WH9 160-0AA00	8WH9 160-0AA00	8WH9 160-0AA00	8WH9 160-0AA00	
Plaqueta separadora	8WH9 070-6FA00	8WH9 070-6FA00	8WH9 070-6FA00	8WH9 070-6FA00	
Tampa final	8WH9 000-1QA00	8WH9 000-1QA00	8WH9 000-1QA00	8WH9 000-1QA00	
Borne 2 andares					
Dados técnicos	2,5 mm ² - com 1 diodo integrado 28 A 500 VCA Passagem de cima para baixo	2,5 mm ² - com 1 diodo integrado 28 A 500 VCA Passagem de baixo para cima	2,5 mm ² - com 1 diodo integrado 28 A 500 VCA Passagem do lado esquerdo inferior para o lado direito inferior	2,5 mm ² - com 2 diodos integrados 28 A 500 VCA Passagem de cima para o lado esquerdo inferior e do lado direito inferior para o lado esquerdo inferior	
Esquemas de ligação					
Cinza	8WH1 020-5AF00	8WH1 020-5BF00	8WH1 020-5DF00	8WH1 020-5FF00	
Acessórios					
Placas de separação	8WH9 160-0AA00	8WH9 160-0AA00	8WH9 160-0AA00	8WH9 160-0AA00	
Plaqueta separadora	8WH9 070-6FA00	8WH9 070-6FA00	8WH9 070-6FA00	8WH9 070-6FA00	
Tampa final	8WH9 000-1QA00	8WH9 000-1QA00	8WH9 000-1QA00	8WH9 000-1QA00	
Borne 2 andares					
Dados técnicos	2,5 mm ² - com 2 diodos integrados 28 A 500 VCA (1N 4007) Passagem do lado esquerdo de cima para baixo e do lado direito de cima para baixo	2,5 mm ² - com LED (24 Vcc) 28 A 500 VCA Para verificar presença de tensão	2,5 mm ² - para solda de componentes 28 A 500 VCA Fornecido sem os componentes; os componentes apropriados (resistores, diodos, capacitores,...) serão soldados pelo usuário		
Esquemas de ligação					
Cinza	8WH1 020-5HF00	8WH1 020-5JF30	8WH1 020-5DF00		
Acessórios					
Placas de separação	8WH9 160-0AA00	8WH9 160-0AA00	8WH9 160-0AA00		
Plaqueta separadora	8WH9 070-6FA00	8WH9 070-6FA00	8WH9 070-6FA00		
Tampa final	8WH9 000-1QA00	8WH9 000-1QA00	8WH9 000-1QA00		
Borne fusível					
Dados técnicos	4 mm ² 6,3 A 500 VCA	6 mm ² 10 A 630 VCA	Fusível 5 x 20 mm, tipo G, ultrarápido, Icu 1,5 kA	Fusível 5 x 20 mm, tipo G, retardado, Icu 35 A para In < 2,5 A e Icu 10 A para In > 2,5 A	
Preto - sem sinalização - com LED 10... 30 Vca/Vcc - com LED 110... 250 Vca/Vcc - com LED 12... 30 Vca/Vcc	8WH1 000-1GG08 8WH1 000-1KG38 8WH1 000-1MG88 -	8WH1 000-1HH08 - 8WH1 000-1PH38	In Tipo 1 A 8WA1 822-7EF16 1,6 A 8WA1 822-7EF18 2,5 A 8WA1 822-7EF21 4 A 8WA1 822-7EF23 6,3 A 8WA1 822-7EF25	In Tipo 1 A 8WA1 822-7EF76 1,6 A 8WA1 822-7EF78 2,5 A 8WA1 822-7EF81 4 A 8WA1 822-7EF83 6,3 A 8WA1 822-7EF85	
Acessórios					
Ponte de Redução (6 mm ² para 2,5 ou 4 mm ²)	-	8WH9 002-8AC10			
Borne					
Dados técnicos	4 mm ² - seccionável 20 A 500 VCA	6 mm ² - Isolado 20 A 400 VCA	6 mm ² - Isolado 20 A 500 VCA		
Cinza	8WH1 000-6CG00	8WH1 000-6AG00	8WH1 000-6AH00		
Acessórios					
Poste final	8WH9150-0CA00	8WH9150-0CA00	8WH9150-0CA00		
Tampa de alerta: Amarela	8WH9 063-5BA06	-	-		

Bornes ALPHA FIX

Para fixação em trilho de 35 mm



Borne padrão para 2 conectores				
Dados técnicos	1,5 mm ² 17,5 A 500 VCA	2,5 mm ² 31 A 800 VCA	4 mm ² 40 A 800 VCA	6 mm ² 52 A 800 VCA
Cinza	8WH2 000-0AE00	8WH2 000-0AF00	8WH2 000-0AG00	8WH2 000-0AH00
Azul	8WH2 000-0AE01	8WH2 000-0AF01	8WH2 000-0AG01	8WH2 000-0AH01
Acessórios				
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Placa de separação	8WH9 070-0AA00	8WH9 070-0AA00	8WH9 070-0AA00	8WH9 070-0DA00
Tampa final	8WH9 000-1GA00	8WH9 000-1GA00	8WH9 003-1GA00	8WH9 004-1GA00
Ponte de ligação	2 pólos	8WH9 020-6AC10	8WH9 020-6BC10	8WH9 020-6DC10
	3 pólos	8WH9 020-6AD10	8WH9 020-6BD10	8WH9 020-6DD10
	5 pólos	8WH9 020-6AF10	8WH9 020-6BF10	8WH9 020-6DF10
	10 pólos	8WH9 020-6AL10	8WH9 020-6BL10	8WH9 020-6DL10
Distribuidor de tensão - Interligar conector 2,5 ou 4 mm ² com 6 mm ²	-	-	-	8WH9 020-0FC10
Plugue teste	8WH9 010-0DB02	8WH9 010-0EB02	8WH9 010-0FB02	-
Placa de separação para plugue teste	8WH9 010-2AA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2CA02	-
Pino teste	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00

Borne padrão para 2 conectores			
Dados técnicos	10 mm ² 65 A 800 VCA	16 mm ² 90 A 800 VCA	35 mm ² 125 A 800 VCA
Cinza	8WH2 000-0AJ00	8WH2 000-0AK00	8WH2 000-0AM00
Azul	8WH2 000-0AJ01	8WH2 000-0AK01	8WH2 000-0AM01
Acessórios			
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Tampa final	8WH9 005-1GA00	8WH9 006-1GA00	Tampa inclusa
Ponte de ligação	2 pólos	8WH9 020-6EC10	8WH9 020-6GC10
Distribuidor de tensão	- Interligar conector 2,5 ou 4 mm ² com 10/16/35 mm ²	8WH9 020-0AC10	8WH9 020-0EC10
	- Interligar conector 16 mm ² com 35 mm ²	-	8WH9 020-0DC10

Bornes ALPHA FIX

Para fixação em trilho de 35 mm

Borne Terra / PE para 2 condutores				
Dado técnico	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
Verde-Amarelo	8WH2 000-0CE07	8WH2 000-0CF07	8WH2 000-0CG07	8WH2 000-0CH07
Acessórios				
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Tampa final	8WH9 000-1GA00	8WH9 000-1GA00	8WH9 003-1GA00	8WH9 004-1GA00

Borne Terra / PE para 2 condutores			
Dado técnico	10 mm ²	16 mm ²	35 mm ²
Verde-Amarelo	8WH2 000-0CJ07	8WH2 000-0CK07	8WH2 000-0CM07
Acessórios			
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Tampa final	8WH9 005-1GA00	8WH9 006-1GA00	Tampa inclusa
Ponte de ligação 2 pólos	8WH9 020-6EC10	8WH9 020-6FC10	8WH9 020-6GC10

Borne padrão para 3 condutores				
Dados técnicos	1,5 mm ² 17,5 A 500 VCA	2,5 mm ² 31 A 800 VCA	4 mm ² 40 A 800 VCA	6 mm ² 52 A 800 VCA
Cinza	8WH2 003-0AE00	8WH2 003-0AF00	8WH2 003-0AG00	8WH2 003-0AH00
Azul	8WH2 003-0AE01	8WH2 003-0AF01	8WH2 003-0AG01	8WH2 003-0AH01
Acessórios				
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Placa de separação	8WH9 070-0GA00	8WH9 070-0GA00	8WH9 070-0GA00	-
Tampa final	8WH9 000-2GA00	8WH9 000-2GA00	8WH9 003-2GA00	8WH9 004-2GA00
Meia tampa final	8WH9 000-0GA00	8WH9 000-0GA00	8WH9 003-0GA00	-
Ponte de ligação 2 pólos 3 pólos 5 pólos 10 pólos	8WH9 020-6AC10	8WH9 020-6BC10	8WH9 020-6CC10	8WH9 020-6DC10
	8WH9 020-6AD10	8WH9 020-6BD10	8WH9 020-6CD10	8WH9 020-6DD10
	8WH9 020-6AF10	8WH9 020-6BF10	8WH9 020-6CF10	8WH9 020-6DF10
	8WH9 020-6AL10	8WH9 020-6BL10	8WH9 020-6CL10	8WH9 020-6DL10
Distribuidor de tensão - Interligar conector 2,5 ou 4 mm ² com 6 mm ²	-	-	-	8WH9 020-0FC10
Plugue teste	8WH9 010-0DB02	8WH9 010-0EB02	8WH9 010-0FB02	8WH9 010-0GB02
Placa de separação para plugue teste	8WH9 010-2AA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2CA02	-
Pino teste	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00



Borne Terra / PE para 3 condutores				
Dado técnico	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
Verde-Amarelo	8WH2 003-0CE07	8WH2 003-0CF07	8WH2 003-0CG07	8WH2 003-0CH07
Acessórios				
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Tampa final	8WH9 000-2GA00	8WH9 000-2GA00	8WH9 003-2GA00	8WH9 004-2GA00
Extensão de tampa final	8WH9 000-0GA00	8WH9 000-0GA00	8WH9 003-0GA00	-

Bornes ALPHA FIX
Para fixação em trilho de 35 mm

Borne padrão para 4 conectores			
Dados técnicos	1,5 mm ² 17,5 A 500 VCA	2,5 mm ² 31 A 800 VCA	4 mm ² 40 A 800 VCA
Cinza	8WH2 004-0AE00	8WH2 004-0AF00	8WH2 004-0AG00
Azul	8WH2 004-0AE01	8WH2 004-0AF01	8WH2 004-0AG01
Acessórios			
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Placa de separação	8WH9 070-0HA00	8WH9 070-0HA00	8WH9 070-0HA00
Tampa final	8WH9 000-4GA00	8WH9 000-4GA00	8WH9 003-4GA00
Extensão de tampa final	8WH9 000-0GA00	8WH9 000-0GA00	8WH9 003-0GA00
Ponte de ligação	2 pólos	8WH9 020-6AC10	8WH9 020-6CC10
	3 pólos	8WH9 020-6AD10	8WH9 020-6CD10
	5 pólos	8WH9 020-6AF10	8WH9 020-6CF10
	10 pólos	8WH9 020-6AL10	8WH9 020-6CL10
Plugue teste	8WH9 010-0DB02	8WH9 010-0EB02	8WH9 010-0FB02
Placa de separação para plugue teste	8WH9 010-2AA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2CA02
Pino teste	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00





Borne Terra / PE para 4 conectores			
Dado técnico	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Verde-Amarelo	8WH2 004-0CE07	8WH2 004-0CF07	8WH2 004-0CG07
Acessórios			
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Tampa final	8WH9 000-4GA00	8WH9 000-4GA00	8WH9 003-4GA00
Extensão de tampa final	8WH9 000-0GA00	8WH9 000-0GA00	8WH9 003-0GA00





Borne seccionador fusível					
Dados técnicos		4 mm ² 6,3 A 250 VCA		Fusível 5 x 20 mm, tipo G, ultra-rápido, Icu 1,5 kA	
Preto sem sinalização		8WH2 000-1GG08		Fusível 5 x 20 mm, tipo G, retardado, Icu 35 A para In < 2,5 A e Icu 10 A para In > 2,5 A	
Preto com LED 15 a 30 V		8WH2 000-1JG38			
Preto com LED 30 a 60 V		8WH2 000-1JG68			
Preto com LED 110 a 250 V		8WH2 000-1MG08			
Acessórios					
Poste final		8WH9 150-0CA00			
Placa de separação		8WH9 070-0AA00			
Ponte de ligação	2 pólos	8WH9 020-6CC10			
	3 pólos	8WH9 020-6CD10			
	5 pólos	8WH9 020-6CF10			
	10 pólos	8WH9 020-6CL10			
</					

Borne com Diodo						
Dados técnicos	2,5 mm² 500 VCA conexão da esquerda para direita	2,5 mm² 500 VCA conexão da esquerda para direita	Acessórios			
			Poste final	8WH9 150-0CA00	Ponte de ligação	
Esquema de ligação			Placa de separação	8WH9 070-0GA00	2 pólos 3 pólos 5 pólos 10 pólos	8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BL10
			Tampa final	8WH9 000-2GA00		
			Extensão de tampa final	8WH9 000-0GA00		
Diodo	1N 4007	1N 4007				
Corrente de interrupção	0,5 A	0,5 A				
Sobretensão	1300 V	1300 V				
Cinza	8WH2 003-5DF00	8WH2 003-5CF00				

Bornes ALPHA FIX

Para fixação em trilho de 35 mm

Borne seccionador				
Dados técnicos	2,5 mm ² - 2 condutores 16 A 400 VCA	2,5 mm ² - 3 condutores 16 A 400 VCA	2,5 mm ² - 4 condutores 16 A 400 VCA	4 mm ² - 2 condutores 16 A 400 VCA
Esquemas de ligação	 8WH2 000-6CF00	 8WH2 003-0CF00	 8WH2 004-6CF00	 8WH2 000-6CG00
Cinza	8WH2 000-6CF00	8WH2 003-6CF00	8WH2 004-6CF00	8WH2 000-6CG00
Acessórios				
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Placa de separação	8WH9 070-0AA00	8WH9 070-0GA00	8WH9 070-0HA00	8WH9 070-0AA00
Tampa final	8WH9 000-2GA00	8WH9 000-4GA00	8WH9 000-4GA00	Tampa inclusa
Extensão de tampa final	-	8WH9 000-0GA00	8WH9 000-0GA00	-
Ponte de ligação	2 pólos 3 pólos 5 pólos 10 pólos	8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BL10	8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BL10	8WH9 020-6CC10 8WH9 020-6CD10 8WH9 020-6CF10 8WH9 020-6CL10
Plugue teste	8WH9 010-0EB02	8WH9 010-0EB02	8WH9 010-0EB02	8WH9 010-0FB02
Placa de separação para plugue teste	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2CA02
Pino teste	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00



Borne com terminais isolados				
Dados técnicos	2,5 mm ² - 2 condutores 16 A 400 VCA	2,5 mm ² - 3 condutores 16 A 400 VCA	2,5 mm ² - 4 condutores 16 A 400 VCA	4 mm ² - 2 condutores 16 A 400 VCA
Esquemas de ligação	 8WH2 000-6AF00	 8WH2 003-6AF00	 8WH2 004-6AF00	 8WH2 000-6AG00
Cinza	8WH2 000-6AF00	8WH2 003-6AF00	8WH2 004-6AF00	8WH2 000-6AG00
Acessórios				
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Placa de separação	8WH9 070-0AA00	8WH9 070-0GA00	8WH9 070-0HA00	8WH9 070-0AA00
Tampa final	8WH9 000-2GA00	8WH9 000-4GA00	8WH9 000-4GA00	Tampa inclusa
Meia tampa final	-	8WH9 000-0GA00	8WH9 000-0GA00	-
Ponte de ligação	2 pólos 3 pólos 5 pólos 10 pólos	8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BL10	8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BL10	8WH9 020-6CC10 8WH9 020-6CD10 8WH9 020-6CF10 8WH9 020-6CL10
Plugue teste	8WH9 010-0EB02	8WH9 010-0EB02	8WH9 010-0EB02	8WH9 010-0FB02
Placa de separação para plugue teste	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2CA02
Pino teste	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00
Plugue cego	8WH9 020-8AB00	8WH9 020-8AB00	8WH9 020-8AB00	8WH9 020-8AB00
Plugue isolado	8WH9 040-0DB04	8WH9 040-0DB04	8WH9 040-0DB04	8WH9 040-0DB04
Porta componente 6A / 1W	8WH9 040-0BB00	8WH9 040-0BB00	8WH9 040-0BB00	8WH9 040-0BB00
Plugue fusível com LED 12 a 30 V	8WH9 040-3AB08	8WH9 040-3AB08	8WH9 040-3AB08	8WH9 040-3AB08
Plugue fusível sem LED	8WH9 040-3DB08	8WH9 040-3DB08	8WH9 040-3DB08	8WH9 040-3DB08





Borne 2 andares			
Dados técnicos	1,5 mm ² 17,5 A 500 VCA	2,5 mm ² 26 A 500 VCA	4 mm ² 32 A 500 VCA
Cinza	8WH2 020-0AE00	8WH2 020-0AF00	8WH2 020-0AG00
Azul	8WH2 020-0AE01	8WH2 020-0AF01	8WH2 020-0AG01
Acessórios			
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Placas de separação	8WH9 070-0BA00	8WH9 070-0BA00	8WH9 070-0BA00
Tampa final	8WH9 000-1VA00	8WH9 000-1VA00	8WH9 003-1VA00
Ponte de ligação	2 pólos 3 pólos 5 pólos 10 pólos	8WH9 020-6AC10 8WH9 020-6AD10 8WH9 020-6AF10 8WH9 020-6AL10	8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BL10
Plugue teste	8WH9 010-0DB02	8WH9 010-0EB02	8WH9 010-0FB02
Placa de separação para plugue teste	8WH9 010-2AA02	8WH9 010-2BA02	8WH9 010-2CA02
Pino teste	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00	8WH9 010-0JB00





Bornes ALPHA FIX

Para fixação em trilho de 35 mm

Borne 2 andares Terra / PE			
Dado técnico	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
Verde-Amarelo	8WH2 020-0CE07	8WH2 020-0CF07	8WH2 020-0CG07
Acessórios			
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Placa de separação	8WH9 070-0BA00	8WH9 070-0BA00	8WH9 070-0BA00
Tampa final	8WH9 000-1VA00	8WH9 000-1VA00	8WH9 003-1VA00
Ponte de ligação	2 pólos	8WH9 020-6AC10	8WH9 020-6BC10
	3 pólos	8WH9 020-6AD10	8WH9 020-6BD10
	5 pólos	8WH9 020-6AF10	8WH9 020-6BF10
	10 pólos	8WH9 020-6AL10	8WH9 020-6BL10


Borne 3 andares + Terra / PE			
 8WH2040-4LF00	Dados técnicos	2,5 mm ² 26 A 800 VCA	4 mm ² 32 A 800 VCA
	Cinza	8WH2 040-4LF00	8WH2 040-4LG00
	Acessórios		
	Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
	Tampa final	8WH9 000-1GE00	Tampa inclusa
			 8WH2040-4LG00 I201_13468

Borne 2 andares com Diodo				
Dados técnicos	2,5 mm ² com 1 diodo integrado 26 a 500 VCA (1N 4007) Passagem de cima para baixo	2,5 mm ² com 1 diodo integrado 26 a 500 VCA (1N 4007) Passagem do lado esquerdo inferior para o lado direito inferior	2,5 mm ² com 1 diodo integrado 26 a 500 VCA (1N 4007) Passagem de baixo para cima	2,5 mm ² com 2 diodos integrados 26 a 500 VCA (1N 4007) Passagem do lado esquerdo de cima para baixo e do lado direito de cima para baixo
Esquemas de ligação				
Cinza	8WH2 000-6AF00	8WH2 003-6AF00	8WH2 020-5GF00	8WH2 020-5HF00
Acessórios				
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Placa de separação	8WH9 070-0BA00	8WH9 070-0GA00	8WH9 070-0HA00	8WH9 070-0AA00
Tampa final	8WH9 000-1VA00	8WH9 000-4GA00	8WH9 000-4GA00	Tampa inclusa
Extensão de tampa final	—	8WH9 000-0GA00	8WH9 000-0GA00	—
Ponte de ligação	2 pólos	8WH9 020-6BC10	8WH9 020-6BC10	8WH9 020-6CC10
	3 pólos	8WH9 020-6BD10	8WH9 020-6BD10	8WH9 020-6CD10
	5 pólos	8WH9 020-6BF10	8WH9 020-6BF10	8WH9 020-6CF10
	10 pólos	8WH9 020-6BL10	8WH9 020-6BL10	8WH9 020-6CL10

Borne 2 andares com Diodo				
Dados técnicos	2,5 mm ² com 2 diodos integrados 26 a 500 VCA (1N 4007) Passagem do lado esquerdo de cima para baixo e do lado direito inferior p/ o lado esquerdo inferior	2,5 mm ² com 2 diodos integrados 26 a 500 VCA (1N 4007) Passagem do lado esquerdo de baixo p/ cima e do lado esquerdo inferior para o lado direito inferior	2,5 mm ² com 2 diodos integrados 26 a 500 VCA (1N 4007) Passagem do lado esquerdo de baixo para cima e do lado direito de baixo para cima	2,5 mm ² com LED 26 a 500 VCA (1N 4007) • 15 ... 30 Vcc / 2,5 ... 7,5 A • 110 ... 230 Vca/Vcc / 0,5 ... 1,0 A
Esquemas de ligação				
Cinza	8WH2 020-5KF00	8WH2 020-5EF00	8WH2 020-5GF00	8WH2 020-5JF30
Acessórios				
Poste final	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00	8WH9 150-0CA00
Placa de separação	8WH9 070-0BA00	8WH9 070-0GA00	8WH9 070-0HA00	8WH9 070-0HA00
Tampa final	8WH9 000-1VA00	8WH9 000-4GA00	8WH9 000-4GA00	8WH9 000-4GA00
Extensão de tampa final	—	8WH9 000-0GA00	8WH9 000-0GA00	8WH9 000-0GA00
Ponte de ligação	2 pólos	8WH9 020-6BC10	8WH9 020-6BC10	8WH9 020-6BC10
	3 pólos	8WH9 020-6BD10	8WH9 020-6BD10	8WH9 020-6BD10
	5 pólos	8WH9 020-6BF10	8WH9 020-6BF10	8WH9 020-6BF10
	10 pólos	8WH9 020-6BL10	8WH9 020-6BL10	8WH9 020-6BL10

Bornes ALPHA FIX

Para fixação em trilho de 35 mm



Borne padrão de passagem							
Dados técnicos		2,5 mm ² 30 A 800 VCA	4 mm ² 38 A 800 VCA	6 mm ² 41 A 1000 VCA	10 mm ² 57 A 1000 VCA	16 mm ² 101 A 1000 VCA	35 mm ² 150 A 1000 VCA
Cinza	2 pontos de conexão	8WH6 000-0AF00	8WH6 000-0AG00	8WH6 000-0AH00	8WH6 000-0AJ00	8WH6 000-0AK00	8WH6 000-0AM00
	3 pontos de conexão	8WH6 003-0AF00	8WH6 003-0AG00	—	—	—	—
	4 pontos de conexão	8WH6 004-0AF00	8WH6 004-0AG00	—	—	—	—
Azul	2 pontos de conexão	8WH6 000-0AF01	8WH6 000-0AG01	8WH6 000-0AH01	8WH6 000-0AJ01	8WH6 000-0AK01	8WH6 000-0AM01
	3 pontos de conexão	8WH6 003-0AF01	8WH6 003-0AG01	—	—	—	—
	4 pontos de conexão	8WH6 004-0AF01	8WH6 004-0AG01	—	—	—	—
Acessórios							
Extensão de Tampa		8WH9 000-0GA00	—	—	—	—	—
Tampa final	2 pontos de conexão	8WH9 000-1GA00	8WH9 003-1GA00	8WH9 004-3SA00	8WH9 005-1SA00	8WH9 006-1SA00	—
	3 pontos de conexão	8WH9 000-2GA00	8WH9 003-2GA00	—	—	—	—
	4 pontos de conexão	8WH9 000-4GA00	8WH9 003-4GA00	—	—	—	—
Placas de separação	2 pontos de conexão	8WH9 070-0AA00	8WH9 070-0AA00	—	—	—	—
	3 pontos de conexão	8WH9 070-0GA00	8WH9 070-0GA00	—	—	—	—
	4 pontos de conexão	8WH9 070-0HA00	8WH9 070-0HA00	—	—	—	—

Borne Terra / PE							
Dados técnicos		2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	35 mm ²
Verde e Amarelo	2 pontos de conexão	8WH6 000-0CF07	8WH6 000-0CG07	8WH6 000-0CH07	8WH6 000-0CH07	8WH6 000-0CK07	8WH6 000-0CM07
	3 pontos de conexão	8WH6 003-0CF07	8WH6 003-0CG07	—	—	—	—
	4 pontos de conexão	8WH6 004-0CF07	8WH6 004-0CG07	—	—	—	—
Acessórios							
Tampa final	2 pontos de conexão	8WH9 000-1GA00	8WH9 003-1GA00	8WH9 004-3SA00	8WH9 005-1SA00	8WH9 006-1SA00	—
	3 pontos de conexão	8WH9 000-2GA00	8WH9 003-2GA00	—	—	—	—
	4 pontos de conexão	8WH9 000-4GA00	8WH9 003-4GA00	—	—	—	—
Divisórias de compartimento	2 pontos de conexão	8WH9 070-0AA00	8WH9 070-0AA00	—	—	—	—
	3 pontos de conexão	8WH9 070-0GA00	8WH9 070-0GA00	—	—	—	—
	4 pontos de conexão	8WH9 070-0HA00	8WH9 070-0HA00	—	—	—	—

Bornes ALPHA FIX

Para fixação em trilho de 35 mm

Borne 2 andares padrão				
Dados técnicos	2,5 mm ² 26 A 500 VCA	4 mm ² 32 A 500 VCA	4 mm ² seccionador 38 A 500 VCA	4 mm ² isolado 38 A 500 VCA
Cinza - Sem ligação equipotencial - Com ligação equipotencial	8WH6 020-0AF00 8WH6 025-0AF00	8WH6 020-0AG00 8WH1 025-0AG00	8WH1 020-6AC00 —	8WH1 020-6AG00 —
Azul - Sem ligação equipotencial	8WH6 020-0AF01	8WH6 020-0AG01	—	—
Acessórios				
Poste final	8WH9150-0CA00	8WH9150-0CA00	8WH9150-0CA00	8WH9150-0CA00
Placas de separação	8WH9 070-0BA00	8WH9 070-0BA00	—	—
Tampa final	8WH9 000-4SE00	8WH9 003-1VA00	—	—

Borne fusível						
Dados técnicos		4 mm ² 6,3 A 500 VCA	Fusível 5 x 20 mm, tipo G, ultrarápido, Icu 1,5 kA		Fusível 5 x 20 mm, tipo G, retardado, Icu 35 A para In 2,5 A e Icu 10 A para In > 2,5 A	
Preto - sem sinalização - com LED 10... 30 Vca/Vcc - com LED 110... 250 Vca/Vcc - com LED 12... 30 Vca/Vcc	8WH6 000-1GG08 8WH6 000-1KG38 8WH6 000-1MG88 —		In	Tipo	In	Tipo
			1 A	8WA1 822-7EF16	1 A	8WA1 822-7EF76
			1,6 A	8WA1 822-7EF18	1,6 A	8WA1 822-7EF78
			2,5 A	8WA1 822-7EF21	2,5 A	8WA1 822-7EF81
			4 A	8WA1 822-7EF23	4 A	8WA1 822-7EF83
			6,3 A	8WA1 822-7EF25	6,3 A	8WA1 822-7EF85
			Acessórios			
Poste final	8WH9150-0CA00					
Tampa final	8WH9003-1GA00					
Placas de separação	—					

Identificador para Bornes 8WH1 / 8WH2 / 8WH6																
Descrição	Identificação				Tabela para completar											
8 W H 8 -	☐	☐	☐	☐	Gravação	☐	☐	Gravação	☐	☐	Gravação	☐	☐	Gravação	☐	☐
Cartela com 100 identificadores					A	L A	I	L I	Q	L Q	Y	L Y	11 a 20 (10x)	S 2	5	0 5
Frontal	1				B	L B	J	L J	R	L R	Z	L Z	21 a 30 (10x)	S 3	6	0 6
Lateral	2				C	L C	K	L K	S	L S	⏏	S T	31 a 40 (10x)	S 4	7	0 7
1,5 mm ² (4,2 mm)	1	5			D	L D	L	L L	T	L T	1 a 100	N 1	41 a 50 (10x)	S 5	8	0 8
2,5 mm ² (5,2 mm)	2	5			E	L E	M	L M	U	L U	101 a 200	N 2	1	0 1	9	0 9
4 mm ² (6,2 mm)	4	0			F	L F	N	L N	V	L V	201 a 300	N 3	2	0 2	10	1 0
6 mm ² (8,2 mm)	6	0			G	L G	O	L O	W	L W	301 a 400	N 4	3	0 3	11	1 1
10 mm ² (10,2 mm)	1	0			H	1 L H	P	1 L P	X	1 L X	1 a 10 (10x)	1 S 1	4	1 0 4	12	1 1 2
16/35 mm ² (12,2 mm)	1	6														
Orientação (Texto)																
Vertical	1	2	3	1												
Horizontal	ω	N	→	2												
Tabela complementar																
Vide ao lado																

Identificadores em branco para gravação								
	Dados técnicos	1,5 mm ² (4,2mm)	2,5 mm ² (5,2mm)	4 mm ² (6,2mm)	6 mm ² (8,2mm)	10 mm ² (10,2mm)	16 mm ² (15,2mm)	35 mm ² (16,2mm)
Impressora ALPHA FIX	Qtd. por embalagem	1200 ident.	960 ident.	800 ident.	560 ident.	480 ident.	400 ident.	320 ident.
	Frontal	8WH8 202-1AA05	8WH8 202-2AA05	8WH8 202-3AA05	8WH8 202-4AA05	8WH8 202-5AA05	8WH8 202-6AA05	8WH8 202-7AA05
	Lateral	8WH8 203-1AA05	8WH8 203-2AA05	8WH8 203-3AA05	8WH8 203-4AA05	8WH8 203-5AA05	8WH8 203-6AA05	8WH8 203-7AA05