

SMARTRON – FOCUSED TO THE MAX

Alle Fakten auf einen Blick

Einsatzzweck
Innerstaatlicher
Güterverkehr

Vertrag
Standard-
produktvertrag

Verkehre und Einsatz
Fracht*

Lackierung
Einfarbig
(RAL 5019 Capriblau)

Höchstgeschwindigkeit
160 km/h

Leistung am Rad
5,6 MW

Anfahrzugkraft
320 kN
(Drehgestellsteuerung)

Doppeltraktion
Über TMC
(mit Smartron,
Vectron, ES64F4)

Zugsicherung
PZB/LZB

Spannungssystem
15 kV/16,7 Hz



* inkl. Zugsammelschiene für Personenverkehr bis 160 km/h

Herausgeber
Siemens Mobility GmbH

Siemens Mobility GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München, Deutschland
locomotives.mobility@siemens.com
HL 24082003 WS 08240.0

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Smartron® und Vectron® sind eingetragene Markenzeichen der Siemens Mobility GmbH.