




SIEMENS


Ingenuity for life

SIRIUS Modulaarinen -järjestelmä Täydellinen kokonaisuus

Suojaus, kytkentä, käynnistys ja valvonta

[siemens.fi/sirius](https://www.siemens.fi/sirius)

Kaikki tuotteet kytkentäkaappiin: SIRIUS modulaarinen -järjestelmä.



Kokoonpano, kuljettaminen, pakkaaminen ovat tyypillisiä automatisoitavia toimintoja nykyaikaisessa tuotantolaitoksessa. Näissä toiminnoissa tarvitaan aina moottorin käynnistämistä, valvontaa ja suojaamista. SIRIUS -tuotteilla se on mahdollista.

Kaikkea. Helposti. SIRIUS.

Sisältö

SIRIUS Modulaarisen -järjestelmän komponentit	4
Moottorikäynnistin yhdistelmät	8
Syöttökiskot ja asennusalustat	9
Sulakkeettomat sähkömekaaniset kytkentälaitteet 7,5kW:n tehoon asti. S00 -kokoluokka valinta- ja tilaustiedot:	10
Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja lämpörele	10
Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja virranvalvontarele	10
Moottorinsuojakytkin, pehmokäynnistin ja virranvalvontarele	13
Moottorinsuojakytkin, puolijohdekontaktori ja virranvalvontarele	13
Sulakkeettomat sähkömekaaniset kytkentälaitteet 18,5kW:n tehoon asti. S0 -kokoluokka valinta- ja tilaustiedot:	16
Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja lämpörele	17
Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja virranvalvontarele	17
Moottorinsuojakytkin, pehmokäynnistin ja virranvalvontarele	18
Suora- ja suunnanvaihtokäynnistimien osat 37,5 kW asti S2 - kokoluokka valinta- ja tilaustiedot:	21
Moottorinsuojakytkin, kontaktori, lämpörele	21
Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja virranvalvontarele	21
Suora- ja suunnanvaihtokäynnistimet 55 kW:n asti S3 -kokoluokka valinta- ja tilaustiedot	27
S6, S10 ja S12 -kokoluokat, 250kW:n tehoon asti Valinta- ja tilaustiedot	31
Sulakkeettomat käynnistimet Valinta- ja tilaustiedot:	
Suorakäynnistimet	34
(täydellinen käynnistinkokoonpano, kompaktkäynnistin)	
Suunnanvaihtokäynnistimet	35
(täydellinen käynnistinkokoonpano, kompaktkäynnistin)	
Liikennöintimoduulit	36
(IO-Link/AS-Interface -masterit, kontaktorit, toimintomoduulit, jotka asennetaan 3RT2 -kontaktoreiden päälle ja liikenneivät kompaktkäynnistimet)	
Syöttöjärjestelmät	39
Kompaktkäynnistimille, käynnistinyhdistelmille, 3-vaihekiskot, 8US -asennusalustat syöttökiskoille	
Tarvikkeet Valinta- ja tilaustiedot:	
Moottorinsuojakytkimet	42
Kontaktorit	43
Lämpöreleet, virranvalvontareleet	48


Kaikkea. Järjestelmällisesti.

SIRIUS modulaarinen järjestelmä.

Kuinka voit rakentaa nopeasti, helposti, joustavasti ja tilaa säästävasti ohjauskeskuksen?

Käyttämällä SIRIUS -modulaarista järjestelmää, joka koostuu moottoreiden kytkentä-, suojauskomponenteista ja käynnistimistä sekä muista järjestelmäosista.

Nopea, yksinkertainen, joustava ja tilaa säästävä ratkaisu kytkentäkaappiin. Tämä kaikki on mahdollista SIRIUS -tuotteilla. Modulaarinen rakenne on mahdollista 250 kW/400 V tehoon asti.



SIRIUS -tuotteiden innovatiivinen tuotekehitys varmistaa sen, että asiakkaalla on käytettävissä paras mahdollinen ratkaisu. Kaikki SIRIUS -tuotteet ovat tilaa säästäviä ja niiden käyttö on mahdollisimman joustavaa. Suunnittelu, asennus ja käyttö ovat erittäin helppoa. Asiakas pystyy rakentamaan useita erilaisia käynnistimiä haluamallaan tavalla.

S00, S0, S2 ja S3 -kokoluokilla päästään 115 A kytkentävirtaan asti.

SIRIUS -järjestelmä tarjoaa uusia innovatiivisia ratkaisuja, joita aikaisemmin ei ole ollut olemassa:

- Kokoluokissa S00 ja S0 on mahdollista rakentaa ja kytkeä moottorikäynnistin ilman työkaluja. SIRIUS -järjestelmässä on mahdollista käyttää jousiliitintekniikkaa päävirtapiirissä 15 kW:n tehoon asti.
- kaksi- ja kolmivaiheiset virranvalvontareleet voidaan asentaa kiinni suoraan kontaktoriin. (kokoluokkaan S2 asti, 80A)
- Toimintomoduulit 3RA27 ja 3RA28 voidaan asentaa suoraan kontaktorin päälle. Niitä pystytään ohjaamaan IO-Link- tai AS-interface -väylien kautta. Moduulit mittaavat pääjännitteen olemassaolon ja lähettävät tiedon ohjausjärjestelmään väylän kautta.
- Älykäs lämpörele 3RB24 pystyy liikennöimään IO-Link -väylän kautta. Virtamittaus on suurimmillaan 630A.
- SIRIUS -komponentit ovat IE3/IE4 -valmiita. Ne sopivat mainiosti korkean hyötysuhteen moottoreiden ohjaamiseen. Katso lisätietoa www.siemens.fi/ie3valmis.

Yhteenveto SIRIUS -tuotteiden eduista.

SIRIUS -modulaarinen järjestelmä sisältää useita erilaisia toimintoja ja komponentteja.

Yhteistä komponenteille on helppo asennus, suunnittelu ja modulaarinen rakenne. Käynnistimiä on helppo ohjata AS-interface tai IO-Link -väylien kautta



Asennus ja käsittely:

Kytkeminen on helppoa, jolloin virheiden syntyminen on minimoitu. – Joustavuus on huipussaan.

- Käynnistimet: 250 kW/400 VAC asti
- Modulaarinen rakenne: Kaikki osat sopivat keskenään yhteen.
- Versiot ja kokoluokat: seitsemän kompaktia kokoluokkaa, sopivan kokoinen käynnistin vie vähän tilaa
- Tarvikkeet: vähän ulkopuolisia osia, integroidut osat vähentävät komponenttien tarvetta
- Kokoonpano: nopea kokoaminen, lyhyt asettelu-aika, helppo johdotus
- Asennus: Turvallinen ruuvi- tai jousiliitinkytkentä
- Jousiliitintekniikka: nopea, tärinää kestävä ja huoltovapaa
- Johdotusta vähentävä tekniikka: IO-Link-, AS-Interface- ja plug-in -tekniikka vähentävät liitäntäpisteiden määrää huomattavasti

Sovelluksen hallinta:

Korkea toiminnallinen luotettavuus ja lyhyet seisokkajat

- Huolto: erittäin kestävä, vähän huoltoa vaativa
- Valvonta: virranvalvontarele voidaan kytkeä helposti kontaktoriin ja sillä voidaan estää moottorin rikkoontuminen jumitilanteessa
- IE3/IE4 valmis: SIRIUS -järjestelmäkomponentit ovat yhteensopivia korkean hyötysuhteen IE3/IE4 -moottoreiden kanssa

Liitännät ohjausjärjestelmään:

Optimaalinen liitäntäpinta

- Liikennöinti: standardoidut liitännät AS-Interface-, IO-Link- ja PROFIBUS DP - väyliin ovat mahdollisia

Suunnittelu ja valinta:

Helppo järjestelmän suunnittelu ja dokumentaatio

- Valinta: Internetistä löytyvät CAX -tietokanta ja konfiguraattorit tekevät valintatyöstä nopeaa ja helppoa
- Huolto: nopeat tavara- ja varaosatoimitukset kaikkialle maailmassa
- Ympäristö: kierrätettävät materiaalit, ympäristöystävällinen tuotanto ja raaka-aineet
- Design: selkeä, ergonominen ja palkittu iF Product Design Awardilla
- Konfiguraattorit: internetissä, helppoja käyttää, valitsee myös tarvikkeet. Katso lisätietoa esimerkiksi TIA Selection Tool, www.siemens.com/industrymall ja www.siemens.com/simaris
- Hyväksynyt: kaikkialla maailmassa

KytKentä. Suojaus. Käynnistys. Valvonta. SIRIUS -järjestelmällä.



Paljon enemmän kuin pelkkä päälle/pois -kytkentä: **SIRIUS 3RV -moottorinsuojakytkimet**

SIRIUS 3RV -moottorinsuojakytkimet ovat rakenteeltaan kompakteja, virtaa rajoittavia suojakomponentteja.

Ne suojaavat oikosulku- ja ylikuormatilanteessa kuorman. Moottorinsuojakytkintä voidaan käyttää myös käsikäyttöisenä ja sillä voidaan tehdä kuorma jännitteettömäksi huollon tai muutostöiden ajaksi. SENTRON 3VA- ja 3VL -kompaktikatkaisijat soveltuvat suojalaitteiksi yli 100A:n virroilla.



Jykevä ja luotettava: **SIRIUS 3RT -kontaktorit**

Kontaktoreiden koskettimien ja apukoskettimien luotettavuus on huippuluokkaa. Moottorilähtökukset voidaan rakentaa tiiviisti koska apukoskettimet ovat valmiina perusrungon sisällä S00, S0 S2 ja S3 kokoluokissa.



Poiskytkentä kun siihen on tarvetta: SIRIUS 3RU - ja 3RB -lämpöreleet

SIRIUS -perheen lämpöreleet ovat joko mekaanisia tai elektronisia rakenteeltaan. Niiden toiminta perustuu virranmittaukseen ja niitä käytetään moottoreiden ylikuormasuojaukseen. Elektronisten lämpöreleiden säätöalue on laaja. SIRIUS 3RB2 -sarja kattaa 0.1 - 630A:n alueen hyvin pienellä komponenttimäärällä. Elektronisessa lämpöreleessä on usein käynnistysluokan valinta, jolloin on mahdollista käynnistää raskaita kuormia kuten puhaltimia, imureita jne.



Sovelluksen valvonta on helppoa: **SIRIUS 3RR2 -virranvalvontareleillä**

SIRIUS -virranvalvontareleillä voidaan valvoa kuorman ottamaa ali-, ylivirtaa, johdinkatkosta, väärää pyörimissuuntaa, vaiheviraa ja estää laitteiden vioittuminen.

Moottorin jumitilanne havaitaan hyvissä ajoin ennenkuin moottori tai muu mekaniikka ehtii vaurioitua.



Moottorin pehmeä käynnistys: **SIRIUS 3RW -pehmokäynnistimet**

SIRIUS 3RW -pehmokäynnistimet soveltuvat mainiosti sekä perus- että vaativiin käynnistysisiin. 3RW30 -sarja on kaksivaiheohjattu ja se soveltuu hyvin pumppujen käynnistämiseen 55kW:n (400VAC) tehoon asti.

3RW40 -sarja on tarkoitettu raskaammille kuormille ja siinä on käynnistysmenetelmänä virranrajoitus ja myös hidastusramppi esim. pumppujen paineiskujen pienentämiseen. Lämpöreleen laukaisuluokat ovat valittavissa välillä 10-20. 250kW:n tehoon asti.

KytKentä. Suojaus. Käynnistys. Valvonta. SIRIUS-järjestelmällä.



Suuri kytKentätiheys: SIRIUS 3RF -puolijohdekontaktori

SIRIUS -puolijohdekontaktori (kokoluokka S0) on tarkoitettu moottoreiden käynnistämiseen kun tarvitaan pitkä elinikä ja tiheä kytKentätaajuus. Suorakäynnistin sopii 7.5kW:n ja suunnanvaihtokäynnistin sopii 3 kW:n tehoisille moottoreille. Laitteiden leveydet ovat 45mm tai 90mm. Näitä käynnistimiä voi täydentää S0 -kokoluokan moottorinsuojakytkimillä, valvontareleillä ja lämpöareleillä.



SIRIUS 3RA6- kompaktikäynnistin ja 3RM1-hybridikäynnistin: suojaus ja ohjaus samassa paketissa

3RA6 -kompaktikäynnistin sisältää oikosulkusuojan, kontaktorin, elektronisen lämpöreleen, apukoskettimet ja kelan ylijännitesuojan. 3RA6 -käynnistin on saatavissa suora- tai suunnanvaihtomallina. Moottorin virta-alue ylettyy 32A:n asti, joka vastaa 15kW:n (400VAC) tehoa. Elektronisen lämpöreleen säätöalue on laaja ja sen käynnistysluokaksi on valittavissa joko (class) 10 tai (class) 20. 3RA6 voidaan asentaa myös asennusalueelle, jolloin se on helppo ja nopea vaihtaa huollon yhteydessä. Asennusalueesta syöttää käynnistimille tehon ja siihen saa myös maadoitusliittimen. Käynnistintä voi ohjata perinteisellä IO-ohjauksella tai sen saa tilattua IO-Link - tai AS-interface -väliliitännällä varustettuna.

3RM1 -hybridikäynnistimellä voi käynnistää 7A:n moottorin. Siitä löytyy suora- ja suunnanvaihtomallit sekä turvamallit (PLE ja SIL3).

SIRIUS jousiliitintekniikka



Jousiliitintekniikka erittäin nopea ja luotettava kytKentä

Jousiliitintekniikka tuli ensimmäisenä käyttöön S00- ja S0 -kokoluokan SIRIUS -komponenttien pää- ja ohjausvirtapiireihin. Jousiliitintekniikka on erittäin luotettavaa ja se kestää hyvin tärinälle alttiiksi joutuviissa sovelluksissa. Liitokset ovat kaasutiiviitä ja ne kestävät myös vaikeissa olosuhteissa. Liitoksia ei tarvitse jälkikivistä. Jousiliitintekniikka on nopea asentaa, suunnanvaihto- ja tähtikolmio-käynnistimien kytKentäsillat vain painetaan paikalleen. S2 ja S3 -kokoluokan komponenteissa on jousiliitintekniikka käytössä ohjausvirtapiireissä.

SIRIUS ruuviliitintekniikka



LiitÄntÄtekniikka takaa parhaan mahdollisen joustavuuden

SIRIUSmodulaarinen järjestelmä on saatavissa ruuvi-, jousi- ja elektroniikka-teollisuuden tarvitsemilla liitÄntÄteknikoilla. Asennusalueet ja kiskoasennusjärjestelmät nopeuttavat asennus- ja huoltotyötä merkittävästi.

KytKentä. Suojaus. Käynnistys. Valvonta. SIRIUS -järjestelmällä.



Valmiina:
3RA21 -suorakäynnistin



Valmiina:
3RA22 -suunnanvaihtokäynnistin



Valmiina:
3RA24 -tähtikolmiokäynnistin

Heti valmiina käyttöön: valmiiksi johdotettu SIRIUS -käynnistin

Käynnistin koostuu moottorinsuojakytkimestä, yhdistysliittimestä ja kontaktorista. Käynnistimessä on vähintään kolme ja tähtikolmiokäynnistimessä yli kymmenen erilaista osaa. SIRIUS -sarjassa on valmiita testattuja käynnistimiä, et tarvitse kuin yhden tilauskoodin:

- Suorakäynnistimet 30 kW:n ja suunnanvaihtokäynnistimet 15 kW:n tehoon (400VAC) asti – juuri oikea käynnistin – asennus DIN -kiskoon tai asennusadapterilla 60mm virtakiskoon.
- Suunnanvaihtokäynnistimet 55 kW:n tehoon (400VAC) asti.
- Tähtikolmiokäynnistimet 90 kW:n tehoon (400VAC) asti – moottoreiden pehmeään vaiheittaiseen käynnistykseen.
- Pehmokäynnistin – pehmeä käynnistys ja pysäytys (3RW40 -sarjassa myös lämpörele).

Siemens on koestanut erittäin suuren määrän laitekoonpanoja, jonka johdosta asiakas voi olla varma siitä, että yksittäisistä osista koottavat käynnistimet ovat turvallisia käyttää.

Lisätietoja saat Siemensin Industry Online Support -portaalista <http://support.automation.siemens.com> tai www.siemens.fi/sirius -portaalista:

SIRIUS -modulaarinen järjestelmä:
- käsikirjat ja konfiguraattorit
löytyvät osoitteesta
www.siemens.com/sirius tai

Käsikirja
IE3/IE4-moottoreiden käynnistimille:
www.siemens.fi/ie3valmis

KytKentä- ja suojauskomponenttien yhdistelmät

8

Sähkömekaaninen kytKentä	Sulake, kontaktori ja lämpörele	Moottorinsuojakytkin ja kontaktori	Moottorinsuojakytkin automaattisesti palautuvalla ylikuormasuojalla ja kontaktori	Käynnistimen suoja, kontaktori ja lämpörele	Kompaktikäynnistin	Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja virranvalvontarele	Moottorinsuojakytkin automaattisesti palautuvalla ylikuormasuojalla, kontaktori ja virranvalvontarele
Oikosulku							
Ylikuorma							
KytKentä							
Valvonta							
	Sulake	Sulakkeeton					

Elektroninen kytKentälaite	Moottorinsuojakytkin puolijohdekytKentälaite (pehmokäynnistin tai puolijohdekontaktori) ja virranvalvontarele	Sulake ja pehmokäynnistin	Sulake, puolijohdekytKentälaite ja virranvalvontarele	Moottorinsuojakytkin puolijohdekytKentälaite (pehmokäynnistin tai puolijohdekontaktori)	Moottorinsuojakytkin, 3RM1-moottori-käynnistin
Oikosulku					
Ylikuorma					
KytKentä					
Valvonta					
	Sulakkeeton	Sulake		Sulakkeeton	

Helppokäyttöinen tehonsyöttö- ja jakelujärjestelmä: SIRIUS 3RV29 ja 3RA68.



Tehokas ja joustava energianjakelu

SIRIUS -modulaarinen järjestelmä tarjoaa joustavan johdotusjärjestelmän. SIRIUS 3RV29 -jakelujärjestelmä sopii S00 ja S0 -kokoluokille. 3RA68 sopii kompaktikäynnistimelle.

Molemmista järjestelmistä löytyy osat ruuvi- ja jousiliitin kytkentäisille komponenteille. Yksittäiset moottorisuojakytkimet ja kontaktorit painetaan alustaan kiinni.

Syöttö- ja jakelujärjestelmä vähentää merkittävästi kytkentävirheitä: Click'n' go!

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rinnakkaisjohdotusta ja asentaa komponentit 8US -kolmivaihekiskoadapterille. 8US -alusta sopii 60mm syöttökiskojärjestelmään.

Molempien järjestelmien tarjoama tilansäästö ja aennus nopeus on merkittä-

vä.


Koneiden huolto nopeutuu koska komponenttien irroitus ja kiinnitys on helppoa.

Rakenteen edut

- 3RV29 ja 3RA68 -tekniikkoja voidaan yhdistellä
- Asentaminen ja järjestelmän laajennus on helppoa.
- Tilansäästö sähkökaapissa.
- Syöttö (3RA68) voidaan tuoda oikealta tai vasemmalta, johdinpoikkipinta-ala 70 mm²
- Johdotuskanava voi olla kännistimien välissä
- Myös 1-, 2- tai 3-napaisten komponenttien asennus mahdollista riviliittimen avulla
- Suurin summavirta 100 A (3RA68)
- Saatavissa jousi- tai ruuviliitintekniikalla
- Erittäin hyvä värinänkesto erityisesti kun käytetään jousiliitintekniikkaa.
- Komponentin vaihto on erittäin nopeaa. Komponentit voidaan irroittaa vaikka viereiset moottorilähdöt olisivat käytössä, vaihdon yhteydessä pitää varmistaa, että irroitettava lähtö on kuormattomassa tilassa.
- 3RA68 alustassa voidaan myös PE-liitin silloittaa


Sulakkeeton rakenne
Tehoalue 7,5 kW asti, kokoluokka S00

Käynnistimen suoja, kontaktori ja lämpörele




	Tilausnumero	Ruuviliitin	Jousiliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV2311-□□□1□	3RV2311-□□□2□
2	Yhdistysliitin	3RA1921-1DA00	3RA2911-2AA00
3	Kontaktori (AC/DC)	3RT201□-1□□□□	3RT201□-2□□□□
4	Lämpörele	3RU2116-□□B0 tai 3RB3□1□-□□B0	3RU2116-□□C0 3RB3016-□□E0

Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja virranvalvontarele



	Tilausnumero	Ruuviliitin	Jousiliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV2011-□□□1□	3RV2011-□□□2□
2	Yhdistysliitin	3RA1921-1DA00	3RA2911-2AA00
3	Kontaktori (AC/DC)	3RT201□-1□□□□	3RT201□-2□□□□
4	Virranvalvontarele	3RR2□41-1□□□□	3RR2□41-2□□□□

Käynnistinyhdistelmät kokoluokka S00: Moottorinsuojakytkin käynnistimille, kontaktori ja lämpörele



Kolmivaihe- moottori 400 V, 4-napaa	
[kW]	[A]
0,04	0,16
0,06	0,20
0,06	0,20
0,09	0,30
0,09	0,30
0,12	0,44
0,18	0,60
0,18	0,60
0,25	0,85
0,37	1,10
0,55	1,50
0,75	1,90
0,75	1,90
1,1	2,70
1,5	3,60
1,5	3,60
2,2	4,90
3	6,50
4	8,50
5,5	11,5
7,5	15,5



Moottorinsuojakytkin käynnistinyhdistelmille

Kytkeyn nimellisvirta [A]	Tilausnumero
0,16	3RV2311-0AC□0
0,2	3RV2311-0BC□0
0,25	3RV2311-0CC□0
0,32	3RV2311-0DC□0
0,4	3RV2311-0EC□0
0,5	3RV2311-0FC□0
0,63	3RV2311-0GC□0
0,8	3RV2311-0HC□0
1	3RV2311-0JC□0
1,25	3RV2311-0KC□0
1,6	3RV2311-1AC□0
2	3RV2311-1BC□0
2,5	3RV2311-1CC□0
3,2	3RV2311-1DC□0
4	3RV2311-1EC□0
5	3RV2311-1FC□0
6,3	3RV2311-1GC□0
8	3RV2311-1HC□0
10	3RV2311-1JC□0
12,5	3RV2311-1KC□0
16	3RV2311-4AC□0


Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2



Kontaktori (apukosketin 1s. tai 1av.)

Mitoitus- virta [A]	Tilausnumero DC 24 V	Tilausnumero AC 230 V, 50/60 Hz
7	3RT2015-□BB4□	3RT2015-□AP0□
9	3RT2016-□BB4□	3RT2016-□AP0□
12	3RT2017-□BB4□	3RT2017-□AP0□
16	3RT2018-□BB4□	3RT2018-□AP0□


Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2
1s.: 1
1av.: 2



Lämpörele

Säätö- alue [A]	Tilausnumero mekaaninen lämpörele CLASS 10	Säätö- alue [A]	Tilausnumero elektroninen lämpörele CLASS 10E
0,11 – 0,16	3RU2116-0A □0	0,1 – 0,4	3RB3016-1R □0
0,14 – 0,2	3RU2116-0B □0		
0,18 – 0,25	3RU2116-0C □0		
0,22 – 0,32	3RU2116-0D □0		
0,28 – 0,4	3RU2116-0E □0		
0,35 – 0,5	3RU2116-0F □0		
0,45 – 0,63	3RU2116-0G □0	0,32 – 1,25	3RB3016-1N □0
0,55 – 0,8	3RU2116-0H □0		
0,7 – 1	3RU2116-0J □0		
0,9 – 1,25	3RU2116-0K □0		
1,1 – 1,6	3RU2116-1A □0		
1,4 – 2	3RU2116-1B □0	1 – 4	3RB3016-1P □0
1,8 – 2,5	3RU2116-1C □0		
2,2 – 3,2	3RU2116-1D □0		
2,8 – 4	3RU2116-1E □0		
3,5 – 5	3RU2116-1F □0		
4,5 – 6,3	3RU2116-1G □0	3 – 12	3RB3016-1S □0
5,5 – 8	3RU2116-1H □0		
7 – 10	3RU2116-1J □0		
9 – 12,5	3RU2116-1K □0		
11 – 16	3RU2116-4A □0	4 – 16	3RB3016-1T □0

Ruuviliitin: B
Jousiliitin: C
Ruuviliitin: B
Jousiliitin: E



Kolmivaihe- moottori 400 V, 4-napaa	
[kW]	[A]
0,04	0,16
0,06	0,20
0,06	0,20
0,09	0,30
0,09	0,30
0,12	0,44
0,18	0,60
0,18	0,60
0,25	0,85
0,37	1,10
0,55	1,50
0,75	1,90
0,75	1,90
1,1	2,70
1,5	3,60
1,5	3,60
1,5	4,90
3	6,50
4	8,50
5,5	11,5
7,5	15,5

Moottorinsuojakytkin	
Lämpöreleen säätöalue CLASS 10	
[A]	Tilausnumero
0,11 – 0,16	3RV2011-0AA□0
0,14 – 0,2	3RV2011-0BA□0
0,18 – 0,25	3RV2011-0CA□0
0,22 – 0,32	3RV2011-0DA□0
0,28 – 0,4	3RV2011-0EA□0
0,35 – 0,5	3RV2011-0FA□0
0,45 – 0,63	3RV2011-0GA□0
0,55 – 0,8	3RV2011-0HA□0
0,7 – 1	3RV2011-0JA□0
0,9 – 1,25	3RV2011-0KA□0
1,1 – 1,6	3RV2011-1AA□0
1,4 – 2	3RV2011-1BA□0
1,8 – 2,5	3RV2011-1CA□0
2,2 – 3,2	3RV2011-1DA□0
2,8 – 4	3RV2011-1EA□0
3,5 – 5	3RV2011-1FA□0
4,5 – 6,3	3RV2011-1GA□0
5,5 – 8	3RV2011-1HA□0
7 – 10	3RV2011-1JA□0
9 – 12,5	3RV2011-1KA□0
10 – 16	3RV2011-4AA□0

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2

Kontaktori (apukosketin 1s. tai 1av.)		
Mitoitus- virta [A]	Tilausnumero	Tilausnumero
	Ohjausjännite DC 24 V	Ohjausjännite AC 230 V, 50/60 Hz
7	3RT2015-□BB4□	3RT2015-□AP0□
9	3RT2016-□BB4□	3RT2016-□AP0□
12	3RT2017-□BB4□	3RT2017-□AP0□
16	3RT2018-□BB4□	3RT2018-□AP0□

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2
1s.: 1
1av.: 2

Virranvalvontarele		
Mittaus- alue [A]	Tilausnumero Basic (analoginen asettelu)	Tilausnumero Standard (digitaali- asettelu)
1,6 – 16	3RR2141-□A□30	3RR2241-□F□30

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2
AC/DC 24 V: A
AC/DC 24 – 240 V: W

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2
AC/DC 24 V: A
AC/DC 24 – 240 V: W

*3RR24 saatavissa myös IO-Link -väylällä

Sulakkeeton rakenne ja puolijohdekytkentälaitte

Tehoalue 7,5 kW asti, kokoluokka S00

Moottorinsuojakytkin, pehmokäynnistin ja virranvalvontarele
(erillisosina)



¹⁾ 3RR2 valvontareleen asennuksessa pitää käyttää erillisasennusalustaa kun se liitetään 3RW30/40 -pehmokäynnistimeen.
3RR2 - virranvalvontarele SIRIUS 3RW30 -pehmokäynnistimen kanssa: 3RR2:ssa säädetään käynnitysaikaviive, joka estää vikahälytykset käynnistyksen aikana.
3RR2 - virranvalvontarele SIRIUS 3RW40 -pehmokäynnistimen kanssa: 3RW40 -ohitustietokosketin ohjaa 3RR2 -virranvalvontareleettä jolloin estetään vikahälytykset käynnistyksen aikana.
Virranvalvontareleen vaihevalvontaominaisuus pitää olla pois käytöstä pehmokäynnistimen käynnistys- ja pysäytysrampin aikana.


Moottorinsuojakytkin, puolijohdekontaktori ja virranvalvontarele
(erillisosina)



¹⁾ Jos 3RR2*41 virranvalvontarele (kokoluokka S00) kytketään puolijohdekontaktoriin, pitää käyttää erillisasennusalustaa.

	Tyyppi	Ruuviliitin	Jousiliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV2011-□□□1□	3RV2011-□□□2□
2	Yhdistysliitin	3RA2921-1BA00	3RA2911-2GA00
3	Pehmokäynnistin	3RW301□-1□□□□	3RW301□-2□□□□
4	Erillisasennusalusta	3RU2916-3AA01	3RU2916-3AC01
5	Virranvalvontarele ¹⁾	3RR2□41-1□□□□	3RR2□41-2□□□□

	Tyyppi	Ruuviliitin	Jousiliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV2011-□□□1□	
2	Yhdistysliitin	3RA2921-1BA00	
3	Puolijohdekontaktori: suora- tai suunnanvaihtokäyttö	3RF34□□-1□□□□	
4	Erillisasennusalusta	3RU2916-3AA01	3RU2916-3AC01
5	Virranvalvontarele ¹⁾	3RR2□□-1□□□□	3RR2□41-2□□□□



Kolmivaihe- moottori 4-napainen AC 400 V	
[kW]	[A]
0,04	0,16
0,06	0,20
0,06	0,20
0,09	0,30
0,09	0,30
0,12	0,44
0,18	0,60
0,18	0,60
0,25	0,85
0,37	1,10
0,55	1,50
0,75	1,90
0,75	1,90
1,1	2,70
1,5	3,60
1,5	3,60
2,2	4,90
3	6,50
4	8,50
5,5	11,5
7,5	15,5

Moottorinsuojakytkin	
Lämpöreleen säätöalue, laukaisuluokka CLASS 10	
[A]	Tilauskoodi
0,11 – 0,16	3RV2011-0AA□0
0,14 – 0,2	3RV2011-0BA□0
0,18 – 0,25	3RV2011-0CA□0
0,22 – 0,32	3RV2011-0DA□0
0,28 – 0,4	3RV2011-0EA□0
0,35 – 0,5	3RV2011-0FA□0
0,45 – 0,63	3RV2011-0GA□0
0,55 – 0,8	3RV2011-0HA□0
0,7 – 1	3RV2011-0JA□0
0,9 – 1,25	3RV2011-0KA□0
1,1 – 1,6	3RV2011-1AA□0
1,4 – 2	3RV2011-1BA□0
1,8 – 2,5	3RV2011-1CA□0
2,2 – 3,2	3RV2011-1DA□0
2,8 – 4	3RV2011-1EA□0
3,5 – 5	3RV2011-1FA□0
4,5 – 6,3	3RV2011-1GA□0
5,5 – 8	3RV2011-1HA□0
7 – 10	3RV2011-1JA□0
9 – 12,5	3RV2011-1KA□0
10 – 16	3RV2011-4AA□0

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2

Pehmokäynnistin ¹⁾		
Mitoitus- virta		
[A]	Tilauskoodi DC 24 V	Tilauskoodi AC 230 V, 50/60 Hz
3,6	3RW3013-□BB04	3RW3013-□BB14
6,5	3RW3014-□BB04	3RW3014-□BB14
9	3RW3016-□BB04	3RW3016-□BB14
12,5	3RW3017-□BB04	3RW3017-□BB14
17,6	3RW3018-□BB04	3RW3018-□BB14

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2


Virranvalvontarele		
Mittaus- alue [A]	Tilauskoodi Basic (analoginen asettelu)	Tilauskoodi Standard (digitaalinen asettelu)*
1,6 – 16	3RR2141-□A□30	3RR2241-□F□30

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2
AC/DC 24 V: A
AC/DC 24 – 240 V: W

¹⁾ Käyttöjännitealue 200 – 480 V

*3RR24 saatavissa myös IO-Link -välillä

Käynnistinyhdistelmä: Moottorinsuojakytkin, puolijohdekontaktori ja virranvalvontarele



Kolmivaihe- moottori 4-napainen AC 400 V	
[kW]	[A]
0,04	0,16
0,06	0,20
0,06	0,20
0,09	0,30
0,09	0,30
0,12	0,44
0,18	0,60
0,18	0,60
0,25	0,85
0,37	1,10
0,55	1,50
0,75	1,90
0,75	1,90
1,1	2,70
1,5	3,60
1,5	3,60
2,2	4,90
3	6,50
4	8,50
5,5	11,5
7,5	15,5

Moottorinsuojakytkin	
Lämpöreleen säätöalue, laukaisuluokka CLASS 10	
[A]	Tilauskoodi
0,11 – 0,16	3RV2011-0AA□0
0,14 – 0,2	3RV2011-0BA□0
0,18 – 0,25	3RV2011-0CA□0
0,22 – 0,32	3RV2011-0DA□0
0,28 – 0,4	3RV2011-0EA□0
0,35 – 0,5	3RV2011-0FA□0
0,45 – 0,63	3RV2011-0GA□0
0,55 – 0,8	3RV2011-0HA□0
0,7 – 1	3RV2011-0JA□0
0,9 – 1,25	3RV2011-0KA□0
1,1 – 1,6	3RV2011-1AA□0
1,4 – 2	3RV2011-1BA□0
1,8 – 2,5	3RV2011-1CA□0
2,2 – 3,2	3RV2011-1DA□0
2,8 – 4	3RV2011-1EA□0
3,5 – 5	3RV2011-1FA□0
4,5 – 6,3	3RV2011-1GA□0
5,5 – 8	3RV2011-1HA□0
7 – 10	3RV2011-1JA□0
9 – 12,5	3RV2011-1KA□0
10 – 16	3RV2011-4AA□0

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2

Puolijohdekontaktori ²⁾		
Mitoitus- virta	Tilauskoodi	Tilauskoodi
Ohjaujännite		
[A]	DC 24 V	AC 110 – 230 V, 50/60 Hz
5,2	3RF3405-□BB04	3RF3405-□BB24
9,2	3RF3410-□BB04 ¹⁾	3RF3410-□BB24 ¹⁾
12,5	3RF3412-□BB04 ¹⁾	3RF3412-□BB24 ¹⁾
16	3RF3416-□BB04 ¹⁾	3RF3416-□BB24 ¹⁾

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2

Puolijohdekontaktori, suunnanvaihto ²⁾		
3,8	3RF3403-1BD04	3RF3403-1BD24
5,4	3RF3405-1BD04	3RF3405-1BD24
7,4	3RF3410-1BD04 ¹⁾	3RF3410-1BD24 ¹⁾

Virranvalvontarele		
Mittaus- alue	Tilauskoodi Basic (analoginen asettelu)	Tilauskoodi Standard (digitaalinen asettelu)*
[A]		
1,6 – 16	3RR2141-□A□30 ³⁾	3RR2241-□F□30 ³⁾

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2
AC/DC 24 V: A
AC/DC 24 – 240 V: M

*3RR24 saatavissa myös IO-Link -välillä


¹⁾ Leveys 90 mm

²⁾ Käyttöjännitealue Ue 48 – 480 V

³⁾ Voidaan asentaa suoraan puolijohdekontaktoriin (ruuviliitintäminen) kun käytetään 3RF3900-0QA88 adapteria

Sulakkeeton rakenne
Tehoalue 18,5 kW asti (S0)

Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja lämpörele



	Tyyppi	Ruuviliitin	Jousiliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV2321-□□□1□	3RV2321-□□□2□
2	Yhdistysliitin ¹⁾	AC 3RA2921-1AA00 DC 3RA2921-1BA00	3RA2921-2AA00 3RA2921-2AA00
3	Kontaktori	3RT202□-1□□□□	3RT202□-2□□□□
4	Lämpörele	3RU2126-□□□B0 tai 3RB3□2□-□□□B0	3RU2126-□□□C0 tai 3RB3□2□-□□□E0

Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja virranvalvontarele



	Tyyppi	Ruuviliitin	Jousiliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV2021-□□□1□	3RV2021-□□□2□
2	Yhdistysliitin ¹⁾	AC 3RA2921-1AA00 DC 3RA2921-1BA00	3RA2921-2AA00 3RA2921-2AA00
3	Kontaktori	3RT202□-1□□□□	3RT202□-2□□□□
4	Virranvalvontarele	3RR2□42-1□□□□	3RR2□42-2□□□□

Sulakkeeton rakenne

Tehoalue 18,5 kW asti, kokoluokka S0

Moottorinsuojakytkin, pehmokäynnistin 3RW30 ja virranvalvontarele (erillisasennusalustalla)




	Tyyppi	Ruuviliitin	Jousiliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV2021-1□□□1□	3RV2021-1□□□2□
2	Yhdistysliitin ¹⁾	3RA2921-1BA00	3RA2921-2GA00
3	Pehmokäynnistin	3RW302□-1□□□□	3RW302□-2□□□□
4	Erillisasennusalusta	3RU2926-3AA01	3RU2926-3AC01
5	Virranvalvontarele ²⁾	3RR2□42-1□□□□	3RR2□42-2□□□□

Moottorinsuojakytkin, pehmokäynnistin 3RW40 (elektroninen lämpörele) ja virranvalvontarele (erillisasennusalustalla)



	Tyyppi	Ruuviliitin	Jousiliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV2021-1□□□1□	3RV2021-1□□□2□
2	Yhdistysliitin ¹⁾	3RA2921-1BA00	3RA2921-2GA00
3	Pehmokäynnistin	3RW402□-1□□□□	3RW402□-2□□□□
4	Erillisasennusalusta	3RU2926-3AA01	3RU2926-3AC01
5	Virranvalvontarele ²⁾	3RR2□42-1□□□□	3RR2□42-2□□□□

Käynnistinyhdistelmä kokoluokka S0: Moottorinsuojakytkin, pehmokäynnistin 3RW30 ja virranvalvontarele



Oikosulku-- moottori 4-napaa AC 400 V	
[kW]	[A]
11	22
11	22
15	29
15	29
18.5	35
18.5	35

Moottorinsuojakytkin	
Lämpöreleen säätöalue, laukaisu- luokka CLASS 10	
[A]	Tilausnumero
16 – 22	3RV2021-4CA □0
18 – 25	3RV2021-4DA □0
23 – 28	3RV2021-4NA □0
27 – 32	3RV2021-4EA □0
30 – 36	3RV2021-4PA10
34 – 40	3RV2021-4FA10

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin 32 A asti: 2

Pehmokäynnistin¹⁾ ilman lämpörelettä

Nimellis- virta	Tilausnumero	Tilausnumero
--------------------	--------------	--------------

Ohjausjännite

[A]	AC/DC 24 V	AC/DC 110 – 230 V
25	3RW3026-□BB04	3RW3026-□BB14
32	3RW3027-□BB04	3RW3027-□BB14
38	3RW3028-□BB04	3RW3028-□BB14


Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2

Virranvalvontarele		
Mittaus- alue	Tilausnumero Basic (analoginen asettelu)	Tilausnumero Standard (digitaali- nen asettelu)*
[A]		
4 – 40	3RR2142-□A□30	3RR2242-□F□30

Ruuviliitin: 1 AC/DC 24 V: A
Jousiliitin: 2 AC/DC 24 – 240 V: W

*3RR24 saatavissa myös IO-Link-väylällä

¹⁾ Nimelliskäyttöjännitealue
200 – 480 V



Oikosulkumoottori 4-napaa AC 400 V		
[kW]	[A]	
5,5	11,5	
7,5	15,5	
7,5	15,5	
11	22	
11	22	
15	29	
15	29	
18.5	35	
18.5	35	

¹⁾ Nimelliskäyttöjännitealue
200 – 480 V

Moottorinsuojakytkin		
Lämpöreleen säätöalue, laukaisu- kuokka CLASS 10		
[A]	Tilausnumero	
9 – 12,5	3RV2021-1KA □0	
10 – 16	3RV2021-4AA □0	
13 – 20	3RV2021-4BA □0	
16 – 22	3RV2021-4CA □0	
18 – 25	3RV2021-4DA □0	
23 – 28	3RV2021-4NA □0	
27 – 32	3RV2021-4EA □0	
30 – 36	3RV2021-4PA10	
34 – 40	3RV2021-4FA10	

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin 32 A asti: 2

Pehmokäynnistin ¹⁾ sis. lämpöreleen		
Nimellis- virta	Tilausnumero	Tilausnumero
	Ohjausjännite	
	AC/DC 24 V	AC/DC 110 – 230 V
12.5	3RW4024-□BB04	3RW4024-□BB14
25	3RW4026-□BB04	3RW4026-□BB14
32	3RW4027-□BB04	3RW4027-□BB14
38	3RW4028-□BB04	3RW4028-□BB14

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2


Virranvalvontarele		
Mittaus- alue	Tilausnumero Basic (analoginen asettelu)	Tilausnumero Standard (digitaali- nen asettelu)
[A]		
4 – 40	3RR2142-□A□30	3RR2242-□F□30

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin: 2
AC/DC 24 V: A
AC/DC 24 – 240 V: W

Sulakkeeton rakenne


Teholaue 37 kW asti, kokoluokka S2

Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja lämpörele




Tyyppi	Tilausnumero
1 Moottorinsuojakytkin	3RV233-□-□□□1□
2 Yhdistysliitin (suurin virta 65 A)	3RA2931-1AA00
3 Kontaktori	3RT203-□-□□□□□
4 Erillisasennusalusta	3RU2936-3AA01
5 Lämpörele	3RU2136-□□B0 tai 3RB3□3□-□□B0

Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja virranvalvontarele



Tyyppi	Tilausnumero
1 Moottorinsuojakytkin	3RV203-□-□□□1□
2 Yhdistysliitin (suurin virta 65 A)	3RA2931-1AA00
3 Kontaktori	3RT203-□-□□□□□
4 Erillisasennusalusta	3RU2936-3AA01
5 Virranvalvontarele	3RR2□43-1□□□□



Oikosulku-- moottori 4-napaa AC 400 V	
[kW]	[A]
18.5	35
22	41
30	55
37	66

Moottorinsuojakytkin	
Nimellis- virta [A]	Tilausnumero
36	3RV233-4PC10
40	3RV233-4UC10
45	3RV233-4VC10
52	3RV233-4WC10
59	3RV233-4XC10
65	3RV233-4JC10
73	3RV233-4KC10
80 ²⁾	3RV233-4RC10

Vakio katkaisukyky 65 kA
400 V: 1
Korotettu katkaisukyky 100 kA
400 V: 2

Kontaktori (apukosketin 1s. ja 1av.)		
Nimellis- virta [A]	Tilausnumero AC 230 V, 50 Hz	Tilausnumero AC 50/60 Hz / DC
40	3RT2035-AP00	3RT2035-N30
50	3RT2036-AP00	3RT2036-N30
65	3RT2037-AP00	3RT2037-N30
80	3RT2038-AP00	3RT2038-N30

Ruuviliitin: 1 AC/DC 20 – 33 V: B
Jousiliitin AC/DC 83 – 155 V: F
apukosketimissa: 3 AC/DC 175 – 280 V: P


Lämpörele	
Säätö- alue [A]	Tilausnumero mekaaninen lämpörele, CLASS 10
22 – 32	3RU2136-4EB0
28 – 40	3RU2136-4FB0
36 – 45	3RU2136-4GB0
40 – 50	3RU2136-4HB0
47 – 57	3RU2136-4QB0
54 – 65	3RU2136-4JB0
62 – 73	3RU2136-4KB0
70 – 80	3RU2136-4RB0

Säätö- alue [A]	Tilausnumero elektroninen asettelu CLASS 10E ¹⁾
20 – 80	3RB3036-1W

Asennus kontaktoriin: B 0
Johtimet läpi: X 1
W 1

¹⁾ 3RB3133 -lämpöreleessä on laukaisuluokka valittavissa (CLASS)

Käynnistinyhdistelmät kokoluokka S2: Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja lämpörele ja virranvalvontarele



Oikosulku- moottori 4-napaa AC 400 V	
[kW]	[A]
18.5	35
22	41
30	55
37	66

²⁾ Kokoluokan S3 (3RV2) moottorinsuojakytkimiä suositellaan käytettäväksi jos IE3-moottorin käynnistysvirta ylittää 720A.

Moottorinsuojakytkin	
Säätö- alue CLASS 10	Tilausnumero
[A]	
28 – 36	3RV203-4PA10
32 – 40	3RV203-4UA10
35 – 45	3RV203-4VA10
42 – 52	3RV203-4WA10
49 – 59	3RV203-4XA10
54 – 65	3RV203-4JA10
62 – 73	3RV203-4KA10
70 – 80 ²⁾	3RV203-4RA10

Vakio katkaisukyky 400 V: ①
Korotettu katkaisukyky 100 kA
400 V: ②

Kontaktori (apukosketin 1s. ja 1av.)		
Nimellis- virta	Tilausnumero	Tilausnumero
[A]	AC 230 V, 50 Hz	AC 50/60 Hz/DC
40	3RT2035-AP00	3RT2035-N30
50	3RT2036-AP00	3RT2036-N30
65	3RT2037-AP00	3RT2037-N30
80	3RT2038-AP00	3RT2038-N30

Ruuviliitin: ① AC/DC 20 – 33 V: ②
Jousiliitin AC/DC 83 – 155 V: ③
apukoskettimissa: ③ AC/DC 175 – 280 V: ④

Virranvalvontarele		
Mittaus- alue	Tilausnumero elektroninen asettelu,	Tilausnumero elektroninen asettelu*
[A]		
8 – 80	3RR2143-A30	3RR2243-F30

Ruuviliitin: ① AC/DC 24 V: ②
Jousiliitin AC/DC 24 – 240 V: ③
apukoskettimissa ③

*3RR24 saatavissa myös IO-Link -väylällä

Sulakkeeton rakenne

Tehoalue 37 kW:n asti, kokoluokka S2

Moottorinsuojakytkin, 3RW30 -pehmokäynnistin ilman lämpörelettä ja virranvalvontarele (erillisasennusalustalla)



¹⁾ Voidaan käyttää vain yhdessä 3RA2932-1CA00 asennusadaptrin kanssa (erikoismalli pehmokäynnistimille)

²⁾ 3RR2 valvontareleen asennuksessa pitää käyttää erillisasennusalustaa kun se liitetään 3RW30/40 -pehmokäynnistimeen. 3RR2 - virranvalvontarele SIRIUS 3RW30 -pehmokäynnistimen kanssa: 3RR2:ssa säädetään käynnitysaikaviive, joka estää vikahälytykset käynnistyksen aikana. Käynnistys- ja pysäytysrampin aikana ei suositella käytettäväksi 3RR2-virranvalvontarelettä.

	Tyyppi	Ruuviliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV203□-□□□1□
2	Yhdistysliitin (65 A suurin virta) ¹⁾	3RA2931-1AA00
3	Pehmokäynnistin	3RW303□-1□□□□
4	Erillisasennusalusta	3RU2936-3AA01
5	Virranvalvontarele ²⁾	3RR2□43-3□□□□

Moottorinsuojakytkin 3RW40 pehmokäynnistin (sis. lämpöreleen) ja virranvalvontarele (erillisasennusalustalla)




¹⁾ Voidaan käyttää vain yhdessä 3RA2932-1CA00 asennusadaptrin kanssa (erikoismalli pehmokäynnistimille)

²⁾ 3RR2 valvontareleen asennuksessa pitää käyttää erillisasennusalustaa kun se liitetään 3RW30/40 -pehmokäynnistimeen. Käynnistys- ja pysäytysrampin aikana ei suositella käytettäväksi 3RR2-virranvalvontarelettä. 3RW40 yhteydessä rele voidaan aktivoida/ passivoida ohituskosketintiedon avulla.

	Tyyppi	Ruuviliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV203□-□□□1□
2	Yhdistysliitin (65 A suurin virta) ¹⁾	3RA2931-1AA00
3	Pehmokäynnistin	3RW403□-1□□□□
4	Erillisasennusalusta	3RU2936-3AA01
5	Virranvalvontarele ²⁾	3RR2□43-3□□□□

Käynnistinyhdistelmä kokoluokka S2: Moottorinsuojajytkin, 3RW30 pehmokäynnistin ilman lämpörelettä ja virranvalvontarele



Oikosulku- moottori 4-napaa AC 400 V	
[kW]	[A]
18.5	35
22	41
30	55
37	66

Moottorinsuojajytkin	
Säätöalue, laukaisuluokka CLASS 10	
[A]	Tilausnumero
28 – 36	3RV203-4PA10
32 – 40	3RV203-4UA10
35 – 45	3RV203-4VA10
42 – 52	3RV203-4WA10
49 – 59	3RV203-4XA10
54 – 65	3RV203-4JA10
62 – 73	3RV203-4KA10
70 – 80	3RV203-4RA10


Vakio katkaisukyky 65 kA 400 V: 1
Korotettu katkaisukyky 100 kA 400 V: 2

Pehmokäynnistin ilman lämpörelettä	
Nimellis- virta	Tilausnumero
[A]	
45	3RW3036-1BB-4
63	3RW3037-1BB-4
72	3RW3038-1BB-4

AC/DC 24 V: 0
AC/DC 110 – 230 V: 1

Virranvalvontarele		
Mittaus- alue	Tilausnumero Basic (analoginen asettelu)	Tilausnumero Standard (digitaali- nen asettelu)
[A]		
8 – 80	3RR2143-0A-30	3RR2243-0F-30

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin im ohjausvirtapiirissä: 3
AC/DC 24 V: A
AC/DC 110 – 230 V: W



Oikosulku- moottori 4-napaa AC 400 V	
[kW]	[A]
18.5	35
22	41
30	55
37	66

Moottorinsuojakytkin	
Säätöalue laukaisuluokka CLASS 10	
[A]	Tilausnumero
28 – 36	3RV203-4PA10
32 – 40	3RV203-4UA10
35 – 45	3RV203-4VA10
42 – 52	3RV203-4WA10
49 – 59	3RV203-4XA10
54 – 65	3RV203-4JA10
62 – 73	3RV203-4KA10
70 – 80	3RV203-4RA10

Katkaisukyky 65 kA 400 V: 1
Korotettu katkaisukyky 100 kA 400 V: 2

Pehmokäynnistin ja lämpörele	
Nimellis- virta-	
[A]	Tilausnumero
45	3RW4036-1BB-4
63	3RW4037-1BB-4
72	3RW4038-1BB-4

AC/DC 24 V: 0
AC/DC 110 – 230 V: 1


Virranvalvontarele		
Mittaus- alue [A]	Tilausnumero Basic (analoginen asettelu)	Tilausnumero Standard (digitaali- nen asettelu)*
8 – 80	3RR2143-0A-30	3RR2243-0F-30

Ruuviliitin: 1
Jousiliitin ohjausvirtapiireissä: AC/DC 24 V: A
AC/DC 110 – 230 V: W
3

*3RR24 saatavissa myös IO-Link -väylällä

Sulakkeeton rakenne
Tehoalue 55 kW asti, kokoluokka S3


Moottorinsuojakytkin (käynnistimen suoja), kontaktori ja lämpörele



	Tyyppi	Ruuviliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV234-□-□□□1□
2	Yhdistysliitin ¹⁾	3RA1941-1AA00
3	Kontaktori	3RT204-□-□□□□□
4	Erillisasennusalusta	3RU2946-3AA01
5	Lämpörele	3RU2146-□□B0 tai 3RB3□4□-□□B0

¹⁾ Yhdistysliittimen käyttö mahdollista vain vakio DIN-kiskoadapterin kanssa

Moottorinsuojakytkin, kontaktori ja lämpörele




	Tyyppi	Ruuviliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV204-□-□□□1□
2	Yhdistysliitin ¹⁾	3RA1941-1AA00
3	Kontaktori	3RT204-□-□□□□□
4	Erillisasennusalusta	3RU2946-3AA01
5	Lämpörele	3RU2146-□□B0 oder 3RB3□4□-□□B0

¹⁾ Yhdistysliittimen käyttö mahdollista vain vakio DIN-kiskoadapterin kanssa

Käynnistinyhdistelmä kokoluokka S3: Moottorinsuojajytkin ja kontaktori

28



Oikosulku- moottori 4-napaa AC 400 V	
[kW]	[A]
37	66
45	80
55	97


Moottorinsuojajytkin	
Säätöalue laukaisuluokka CLASS 10	
[A]	Tilauskoodi
36 – 50	3RV204-4HA10
45 – 63	3RV204-4JA10
57 – 75	3RV204-4KA10
65 – 84	3RV204-4RA10
75 – 93	3RV204-4YA10
80 – 100	3RV204-4MA10
3 VA	

Vakio katkaisukyky 65 kA
400 V: 1
Korotettu katkaisukyky 100 kA
400 V: 2

Kontaktori		
Nimellis- virta	Tilauskoodi	Tilauskoodi
[A]	AC 230 V, 50 Hz	AC 50/60 Hz/DC
80	3RT2045-AP00	3RT2045-N30
95	3RT2046-AP00	3RT2046-N30
110	3RT2047-AP00	3RT2047-N30

Ruuviliitin: 1 AC/DC 20 – 33 V: B
Jousiliitin AC/DC 83 – 155 V: F
apuvirtapiireissä: 3 AC/DC 175 – 280 V: P

Käynnistinyhdistelmä kokoluokka S3: Moottorinsuojajytkin, kontaktori ja lämpörele



Oikosulku- moottori 4-napaa AC 400 V	
[kW]	[A]
37	66
45	80
55	97

Moottorinsuojajytkin	
Nimellis- virta	Tilauskoodi
[A]	
50	3RV234-4HC10
63	3RV234-4JC10
75	3RV234-4KC10
84	3RV234-4RC10
93	3RV234-4YC10
100	3RV234-4MC10
3 VA	

Vakio katkaisukyky 65 kA
400 V: 1
Korotettu katkaisukyky 100 kA
400 V: 2

Kontaktori		
Nimellis- virta	Tilauskoodi	Tilauskoodi
[A]	AC 230 V, 50 Hz	AC 50/60 Hz/DC
80	3RT2045-AP00	3RT2045-N30
95	3RT2046-AP00	3RT2046-N30
110	3RT2047-AP00	3RT2047-N30

Ruuviliitin: 1 AC/DC 20 – 33 V: B
Jousiliitin AC/DC 83 – 155 V: F
apuvirtapiireissä: 3 AC/DC 175 – 280 V: P


Lämpörele			
Säätöalue lauk. luokka CLASS 10	Tilauskoodi mekaaninen lämpörele	Säätöalue lauk. luokka CLASS 10E	Tilauskoodi puolijohde- lämpörele
[A]		[A]	
36 – 50	3RU2146-4HB0	32 – 115	3RB3046-1X
45 – 63	3RU2146-4JB0		
57 – 75	3RU2146-4KB0		
70 – 90	3RU2146-4LB0		
80 – 100	3RU2146-4MB0		

Ruuviliitin apuvirtapiireissä: B
Jousiliitin apuvirtapiireissä: D
Läpimenevät johtimet, ruuviliitin apuvirtapiireissä: W
Läpimenevät johtimet, jousiliitin im apuvirtapiireissä: X
Kontaktoriasennus: 0
Itsenäinen asennus: 1

Sulakkeeton rakenne

Kokoluokka S3, 55 kW asti


Moottorinsuojakytkin, pehmokäynnistin 3RW30 ilman lämpörelettä



	Tyyppi	Ruuviliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV204□-□□□1□
2	Yhdistysliitin ¹⁾	3RA1941-1AA00
3	Pehmokäynnistin	3RW304□-1□□□□

¹⁾ Yhdistysliitintä käytettäessä pitää käyttää asennusallustaa.


Moottorinsuojakytkin, pehmokäynnistin 3RW40 sis. lämpöreleen



	Tyyppi	Ruuviliitin
1	Moottorinsuojakytkin	3RV204□-□□□1□
2	Yhdistysliitin ¹⁾	3RA1941-1AA00
3	Pehmokäynnistin	3RW404□-1□□□□

Käynnistinyhdistelmä kokoluokka S3: Moottorinsuojajkytkin ja pehmokäynnistin 3RW30 ilman lämpörelettä

30



Oikosulku--moottori
4-napaa
AC 400 V

[kW]	[A]
37	66
45	80
55	97



Moottorinsuojajkytkin
Lämpöreleen säätöalue, laukaisuluokka CLASS 10

[A]	Tilausnumero
36 – 50	3RV204-4HA10
45 – 63	3RV204-4JA10
57 – 75	3RV204-4KA10
65 – 84	3RV204-4RA10
75 – 93	3RV204-4YA10
80 – 100	3RV204-4MA10

3 VA




Pehmokäynnistin

Nimellis-virta [A]	Tilausnumero
80	3RW3046-1BB-4
106	3RW3047-1BB-4

Katkaisukyky 65 kA
400 V: 1
Korotettu katkaisukyky 100 kA
400 V: 2


AC/DC 24 V: 0
AC/DC 110 – 230 V: 1

SKäynnistinyhdistelmä kokoluokka S3: Moottorinsuojajkytkin ja pehmokäynnistin 3RW40 sis. lämpöreleen



Oikosulku--moottori
4-napaa
AC 400 V


[kW]	[A]
37	66
45	80
55	97



Moottorinsuojajkytkin
Lämpöreleen säätöalue, laukaisuluokka CLASS 10

[A]	Tilausnumero
36 – 50	3RV204-4HA10
45 – 63	3RV204-4JA10
57 – 75	3RV204-4KA10
65 – 84	3RV204-4RA10
75 – 93	3RV204-4YA10
80 – 100	3RV204-4MA10

3 VA



Pehmokäynnistin

Nimellis-virta [A]	Tilausnumero
80	3RW4046-1BB-4
106	3RW4047-1BB-4

Katkaisukyky 65 kA
400 V: 1
Korotettu katkaisukyky 100 kA
400 V: 2

AC/DC 24 V: 0
AC/DC 110 – 230 V: 1

Valinta- ja tilaustiedot sulakkeelliset käynnistimet, kokoluokat S6, S10, S12


Kokoluokka S6

Oikosulku- moottori 4-napaa AC 400 V [kW] [A] 5597 75132 90160																									
	Kontaktori										Lämpörele										Pehmökäynnistin				
	Nimellis- virta					Tilausnu- mero tyhjiöput- ki- kontaktori					Tilausnumero puolijohde- lämpörele laukaisuluokka CLASS 10					Nimellis- jännite									
	Ohjaus- jännite- alue					Kontaktorin tilauskoodi					Säätö- alue					Ohjaus- apujänni- te									
	Kelan tyyppi										Versio					Tilausnumero									
[A]		[AC/DC V]								[A]					[A]										
115		perinteinen			220 – 240					3RT1054-1AP36					–										
		elektroninen																							
		– PLC ohjausjännite DC 24 V			200 – 277					3RT1054-1NP36					–										
150		– PLC ohjausjännite DC 24 V, + RLT ¹⁾			200 – 277					3RT1054-1PP35					–										
		perinteinen			220 – 240					3RT1055-6AP36					–										
		elektroninen																							
185		– PLC ohjausjännite DC 24 V			200 – 277					3RT1055-6NP36					–										
		– PLC ohjausjännite 24VDC, + RLT ¹⁾			200 – 277					3RT1055-6PP35					–										
		perinteinen			220 – 240					3RT1056-6AP36															
		elektroninen													–										
		– PLC ohjausjännite DC 24 V			200 – 277					3RT1056-6NP36					–										
		– PLC ohjausjännite 24VDC, + RLT ¹⁾			200 – 277					3RT1056-6PP35					–										

¹⁾ RLT: koskettimien jäljellä olevan eliniän osoitin (remaining lifetime)

²⁾ 3RB2143 mallissa on useita laukaisuluokkia ja toimintoja

SIL2 turvataso kontaktorin tilauskoodin saat muuttamalla kelan koodiksi -.SP.6 Esim. 3RT1054-6SP36




Oikosulku- moottori 4-napaa AC 400 V [kW] [A]	Kontaktori					Lämpörele			Pehmökäynnistin			
	Nimellis- virta	Kelan tyyppi	Ohjaus- jännite [AC/DC V]	Tilausnumero kontaktori	Tilausnumero tyhjiöputki- kontaktori	Säätö- alue [A]	Tilausnumero elektroninen lämpörele CLASS 10	Versio	Nimellis- virta [A]	Ohjaus- jännite	Tilausnumero	
110	195	225	perinteinen	220 – 240	3RT1064-6AP36	3RT1264-6AP36	55 – 250	3RB2066-1GC2 ²⁾	kisko- liitin			
			elektroninen									
			– PLC ohjausjännite DC 24 V	200 – 277	3RT1064-6NP36	3RT1264-6NP36						
			– PLC ohjausjännite DC 24 V, + RLT ¹⁾	200 – 277	3RT1064-6PP35	–						
132	230	265	perinteinen	220 – 240	3RT1065-6AP36	3RT1265-6AP36	160 – 630	3RB2066-1MC2 ²⁾	kisko- liitin	230 230	AC 230 V AC 115 V	3RW4073-6BB44 3RW4073-6BB34
			elektroninen									
			– PLC ohjausjännite DC 24 V	200 – 277	3RT1065-6NP36	3RT1265-6NP36						
			– PLC ohjausjännite DC 24 V, + RLT ¹⁾	200 – 277	3RT1065-6PP35	–						
160	280	300	perinteinen	220 – 240	3RT1066-6AP36	3RT1266-6AP36	280 280			280 280	AC 230 V AC 115 V	3RW4074-6BB44 3RW4074-6BB34
			elektroninen									
			– PLC ohjausjännite DC 24 V	200 – 277	3RT1066-6NP36	3RT1266-6NP36						
			– PLC ohjausjännite DC 24 V, + RLT ¹⁾	200 – 277	3RT1066-6PP35	–						

¹⁾ RLT: koskettimien jäljellä olevan eliniän osoitin (remaining lifetime)

²⁾ 3RB2143 mallissa on useita laukaisuluokkia ja toimintoja

SIL2 turvataso kontaktorin tilauskoodin saat muuttamalla kelan koodiksi -.SP.6. Esim. 3RT1064-6SP36



Valinta- ja tilaustiedot sulakkeelliset käynnistimet, kokoluokat S6, S10, S12

Kokoluokka S12

Oikosulku-- moottori 4-napaa AC 400 V		Kontaktori			
		Nimellis- virta	Kelan tyyppi	Ohjaus- jännite	Tilausnumero
		[A]		[AC/DC V]	tyhjiöputkikon- taktori
200	350	400	perinteinen	220 – 240	3RT1075-6AP36
			elektroninen		
			– PLC ohjausjännite DC 24 V	200 – 277	3RT1075-6NP36
			– PLC ohjausjännite DC 24 V, + RLT ²⁾	200 – 277	3RT1075-6PP35
250	430	500	perinteinen	220 – 240	3RT1076-6AP36
			elektroninen		
			– PLC ohjausjännite DC 24 V	200 – 277	3RT1076-6NP36
			– PLC ohjausjännite DC 24 V, + RLT ²⁾	200 – 277	3RT1076-6PP35

Lämpörele ¹⁾		
Säätö- alue	Tilausnumero elektroninen lämpörele CLASS 10	Versio
[A]		
160 – 630	3RB2066-1MC2 ³⁾	kiskoliitin

Pehmokäynnistin		
Nimellis- virta	Ohjaus- jännite	Tilausnumero
[A]		
356	AC 230 V	3RW4075-6BB44
356	AC 115 V	3RW4075-6BB34
432	AC 230 V	3RW4076-6BB44
432	AC 115 V	3RW4076-6BB34

Yli 100A virroilla voidaan kontaktori suojata SENTRON 3VL tai 3VA -kompaktikatkaisijoilla. Lisätietoja julkaisusta "Configuring SIRIUS load feeders in fuseless design".


¹⁾ Kun käytät laukaisuluokkaa CLASS 20 tarkasta mitoitusohjeet julkaisuista »"Configuring SIRIUS load feeders in fuseless design" ja IC10 luettelo.

²⁾ RLT: koskettimien jäljellä olevan eliniän osoitin (remaining lifetime)

³⁾ 3RB2163 mallissa on useita laukaisuluokkia ja toimintoja

SENTRON 3VL ja 3VA kompaktikatkaisijat soveltuvat S6-kokoluokan ja sitä suurempien pehmokäynnistimien oikosulku ja ylikuormasuojaukseen tarkasta mitoitusohjeet IC10-luettelosta.

SIL2 turvatason kontaktorin tilauskoodin saat muuttamalla kelan koodiksi -.SP.6 Esim. 3RT1075-6SP36



Oikosulku-
moottori
4-napaa
AC 400 V

[kW]	[A]
0,06	0,20
0,06	0,20
0,09	0,30
0,09	0,30
0,12	0,44
0,18	0,60
0,18	0,60
0,25	0,85
0,37	1,10
0,55	1,50
0,75	1,90
0,75	1,90
1,1	2,07
1,5	3,60
1,5	3,60
2,2	4,90
3	6,50
4	8,50
5,5	11,5
7,5	15,5
7,5	15,5
11	22
11	22
15	29
15	29

Suorakäynnistin 3RA21

Mekaanisen lämpöreleen säätöalue		Koordinaatio »2« I _q = 150 kA , 400 V	
[A]			
0,14 – 0,2	3RA2110-0B	15-1	S00
0,18 – 0,25	3RA2110-0C	15-1	S00
0,22 – 0,32	3RA2110-0D	15-1	S00
0,28 – 0,4	3RA2110-0E	15-1	S00
0,35 – 0,5	3RA2110-0F	15-1	S00
0,45 – 0,63	3RA2110-0G	15-1	S00
0,55 – 0,8	3RA2110-0H	15-1	S00
0,7 – 1	3RA2110-0J	15-1	S00
0,9 – 1,25	3RA2110-0K	15-1	S00
1,1 – 1,6	3RA2110-1A	15-1	S00
1,4 – 2	3RA2110-1B	15-1	S00
1,8 – 2,5	3RA2110-1C	15-1	S00
2,2 – 3,2	3RA2110-1D	15-1	S00
2,8 – 4	3RA2110-1E	15-1	S00
3,5 – 5	3RA2120-1F	24-0	S0
4,5 – 6,3	3RA2120-1G	24-0	S0
5,5 – 8	3RA2120-1H	24-0	S0
7 – 10	3RA2120-1J	24-0	S0
9 – 12,5	3RA2120-1K	24-0	S0
10 – 16	3RA2120-4A	26-0	S0
13 – 20	3RA2120-4B	27-0	S0
16 – 22	3RA2120-4C	27-0	S0
18 – 25	3RA2120-4D	27-0	S0
23 – 28	3RA2120-4N	27-0	S0
27 – 32	3RA2120-4E	27-0	S0

Ruuviliittimillä (DIN-kiskokiinnitys): **A**
 Jousiliitin (DIN-kiskokiinnitys): **E**
 Jousiliitin (kiskokiinnitysadapteri): **D**
 Jousiliitin (kiskokiinnitysadapteri): **H**
 DC 24 V: **B** **B** **4**
 AC 230 V: **A** **P** **0**

Kompaktikäynnistin 3RA61

Elektronisen lämpöreleen säätöalue	
[A]	
0,1 – 0,4	3RA6120-□A□3□
0,32 – 1,25	3RA6120-□B□3□
1 – 4	3RA6120-□C□3□
3 – 12	3RA6120-□D□3□
8 – 32	3RA6120-□E□3□

ilman liittimiä: **0** **0**
 ruuviliittimillä: **1** **2**
 jousiliittimillä: **2** **2**
 AC/DC 24 V: **B**
 AC/DC 110 – 240 V: **P**

Moottorikäynnistin SIRIUS 3RM1

Elektronisen lämpöreleen säätöalue	
[A]	
0,1 – 0,5	3RM1□01□AA□4
0,4 – 2,0	3RM1□02□AA□4
1,6 – 7,0 (10 A)*	3RM1□07□AA□4

Suorakäynnistin **0**
 Suorakäynnistin, turva (Failsafe) **1**
 Ruuviliitin: **1**
 Jousiliitin: **2**
 Yhdistelmäliitintekniikka: **3**
 DC 24 V U_s **0**
 AC 110 – 230 V; DC 110 V U_s **1**

*Suurin resistiivisen kuorman virta on 10 A

Vinkki: 3RM1-moottorikäynnistimessä ei ole oikosulkusuojaa. Sen suojana voidaan käyttää esimerkiksi 3RV-moottorinsuojakytkintä.

Sulakkeettomat suunnanvaihtokäynnistimet 15 kW asti

Oikosulku-
moottori
4-napaa
AC 400 V

[kW]	[A]
0,06	0,20
0,06	0,20
0,09	0,30
0,09	0,30
0,12	0,44
0,18	0,60
0,18	0,60
0,25	0,85
0,37	1,10
0,55	1,50
0,75	1,90
0,75	1,90
1,1	2,70
1,5	3,60
1,5	3,60
2,2	4,90
3	6,50
4	8,50
5,5	11,5
7,5	15,5
7,5	15,5
11	22
11	22
15	29
15	29

Suunnanvaihtokäynnistin 3RA22

Mekaanisen lämpöreleen säätöalue	Koordinaatio »2« Iq = 150 kA , 400 V
[A]	
0,14 – 0,2	3RA2210-0B □ 15-2 □ □ □ S00
0,18 – 0,25	3RA2210-0C □ 15-2 □ □ □ S00
0,22 – 0,32	3RA2210-0D □ 15-2 □ □ □ S00
0,28 – 0,4	3RA2210-0E □ 15-2 □ □ □ S00
0,35 – 0,5	3RA2210-0F □ 15-2 □ □ □ S00
0,45 – 0,63	3RA2210-0G □ 15-2 □ □ □ S00
0,55 – 0,8	3RA2210-0H □ 15-2 □ □ □ S00
0,7 – 1	3RA2210-0J □ 15-2 □ □ □ S00
0,9 – 1,25	3RA2210-0K □ 15-2 □ □ □ S00
1,1 – 1,6	3RA2210-1A □ 15-2 □ □ □ S00
1,4 – 2	3RA2210-1B □ 15-2 □ □ □ S00
1,8 – 2,5	3RA2210-1C □ 15-2 □ □ □ S00
2,2 – 3,2	3RA2210-1D □ 15-2 □ □ □ S00
2,8 – 4	3RA2210-1E □ 15-2 □ □ □ S00
3,5 – 5	3RA2220-1F □ 24-0 □ □ □ S0
4,5 – 6,3	3RA2220-1G □ 24-0 □ □ □ S0
5,5 – 8	3RA2220-1H □ 24-0 □ □ □ S0
7 – 10	3RA2220-1J □ 24-0 □ □ □ S0
9 – 12,5	3RA2220-1K □ 24-0 □ □ □ S0
10 – 16	3RA2220-4A □ 26-0 □ □ □ S0
13 – 20	3RA2220-4B □ 27-0 □ □ □ S0
16 – 22	3RA2220-4C □ 27-0 □ □ □ S0
18 – 25	3RA2220-4D □ 27-0 □ □ □ S0
23 – 28	3RA2220-4N □ 27-0 □ □ □ S0
27 – 32	3RA2220-4E □ 27-0 □ □ □ S0

Ruuviliitin (DIN-kiskokiinnitys) S00: **A**
 Ruuviliitin (DIN-kiskokiinnitys) S0: **B**
 Jousiliitin (DIN-kiskokiinnitys) S00: **E**
 Jousiliitin (DIN-kiskokiinnitys) S0: **F**
 Ruuviliitin (kiskokiinnitysadapteri): **D**
 Jousiliitin (kiskokiinnitysadapteri): **H**
 DC 24 V: **B B 4**
 AC 230 V: **A P 0**



Kompaktikäynnistin 3RA62, suunnanvaihto

Elektronisen lämpöreleen säätöalue	
[A]	
0,1 – 0,4	3RA6250-□ A □ 3 □
0,32 – 1,25	3RA6250-□ B □ 3 □
1 – 4	3RA6250-□ C □ 3 □
3 – 12	3RA6250-□ D □ 3 □
8 – 32	3RA6250-□ E □ 3 □

ilman liittimiä: **0** **0**
 ruuviliitin: **1** **2**
 jousiliitin: **2** **2**
 AC/DC 24 V: **B**
 AC/DC 110 – 240 V: **P**



Moottorikäynnistin SIRIUS 3RM1

Elektronisen lämpöreleen säätöalue	
[A]	
0,1 – 0,5	3RM1 □ 01 □ AA □ 4
0,4 – 2,0	3RM1 □ 02 □ AA □ 4
1,6 – 7,0 (10 A)*	3RM1 □ 07 □ AA □ 4

Suunnanvaihtokäynn. **2**
 Suunnanvaihtokäynn. turva
 (Failsafe) **3**

Ruuviliitin: **1**
 Jousiliitin: **2**
 Yhdistelmäliitin: **3**


DC 24 V Us **0**
 AC 110 – 230 V; DC 110 V Us **1**

*Suurin resistiivisen kuorman virta on 10 A


Vinkki: 3RM1-moottorikäynnistimessä ei ole oikosulkusuoja. Sen suojana voidaan käyttää esimerkiksi 3RV-moottorinsuojakytkintä.

IO-Link - ja AS-interface -liikennöintimoduulit asennetaan kontaktorin päälle. Kontaktorissa on ns. liikennöintivalmius ja 24 VDC ohjausjännite. Kontaktori voidaan kytkeä IO-Link -väylään myös 3RB24 -lämpöreleen avulla. 3RR24 -virranvalvontareleen avulla voidaan valvoa moottorin ottamaa virtaa.

IO-Link -väylän tyypillinen kokoonpano



AS-Interface -väylän tyypillinen kokoonpano



AS-Interface	Tilausnumero.
Versio	
Liikennöintiprosessori CP343-2P sopii SIMATIC S7-300 -logiikkaan ja se on AS-Interface Spec.3.0 yhteensopiva, joka sallii 62 osoitetta/laitetta.	6GK7343-2AH11-0XA0
20-napainen etupistoke, ruuviliitin	6ES7392-1AJ00-0AA0
20-napainen etupistoke, jousiliitin	6ES7392-1BJ00-0AA0
DP/AS-i LINK Advanced, väyläliitäntäyksikkö PROFIBUS DP: ja AS-Interface -väylän välille.	
– Yksikanvainen masteri max. 62 osoitetta	6GK1415-2BA10
– Kaksikanvainen masteri max. 124 osoitetta	6GK1415-2BA20
AS-Interface virtalähde IP20	
– AC 120/230 V 3 A	3RX9501-0BA00
– DC 24 V 3 A	3RX9501-1BA00
– AC 120/230 V 5 A	3RX9502-0BA00
– AC 120/230 V 8 A	3RX9503-0BA00
Lisää AS-Interface -järjesteläkomponentteja	katso: Industry Mall tai IKPI-luettelo

Kolmi- vaihe- oiko- sulku- moottori 400 V [kW]	Kontak- torin nimellis- virta [A]
3	7
4	9
5,5	12
7,5	16
5,5	12
7,5	16
11	25
15	32
18.5	38

18.5	40
22	50
30	65
37	80

37	80
45	95
55	110

S00-kontaktori, jossa on liikennöintivalmius	
Apukosketin	Ohjausjännite Tilausnumero DC 24 V
1av.	3RT2015-□ BB42-0CC0
1s.	3RT2015-□ BB41-0CC0
1av.	3RT2016-□ BB42-0CC0
1s.	3RT2016-□ BB41-0CC0
1av.	3RT2017-□ BB42-0CC0
1s.	3RT2017-□ BB41-0CC0
1av.	3RT2018-□ BB42-0CC0
1s.	3RT2018-□ BB41-0CC0
S0-kontaktori, jossa on liikennöintivalmius	
1s. + 1av.	3RT2024-□ BB40-0CC0
1s. + 1av.	3RT2025-□ BB40-0CC0
1s. + 1av.	3RT2026-□ BB40-0CC0
1s. + 1av.	3RT2027-□ BB40-0CC0
1s. + 1av.	3RT2028-□ BB40-0CC0

Ruuviliitin: ①
Jousiliitin S00/S0: ②

S2-kontaktori, jossa on liikennöintivalmius	
	3RT2035-□ NB30-0CC0
	3RT2036-□ NB30-0CC0
	3RT2037-□ NB30-0CC0
	3RT2038-□ NB30-0CC0

Ruuviliitin: ①
Jousiliitin
apuvirtapiireissä: ③

S3-kontaktori, jossa on liikennöintivalmius	
	3RT2045-□ NB30-0CC0
	3RT2046-□ NB30-0CC0
	3RT2047-□ NB30-0CC0

Ruuviliitin: ①
Jousiliitin
apuvirtapiireissä: ③

Toimintomoduulit asennetaan 3RT2-kontaktorin päälle ja yhdistetään ohjausjärjestelmään.

Rinnakkaisjohdotus



Suorakäynnistin

Tilausnumero		
Vetohidastettu	S00/S0 S2/S3	3RA2811- ☐ CW10 3RA2831- ☐ DG10
Päästöhidastettu (apujännite)	S00/S0 S2/S3 S2/S3	3RA2812- ☐ CW10 3RA2832- ☐ DG10 3RA2832- ☐ DH10



Suunnanvaihtokäynnistin

Tilausnumero		
Johdotussarja kontaktorille	S00	3RA2913-2AA ☐
Johdotussarja kontaktorille	S0	3RA2923-2AA ☐
Johdotussarja kontaktorille	S2	3RA2933-2AA ☐
Johdotussarja kontaktorille	S3	3RA2943-2AA ☐



Tähtikolmiokäynnistin^{1) 2) 4)}

Tilausnumero		
Toimintomoduuli		3RA2816-0EW20
Johdotussarja kontaktorille	S00	3RA2913-2BB ☐
Johdotussarja kontaktorille	S0	3RA2923-2BB ☐
Johdotussarja kontaktorille	S2	3RA2933-2BB ☐
Johdotussarja kontaktorille	S3	3RA2943-2BB ☐

IO-Link



IO-Link-Suorakäynnistin^{1) 2)}

Tilausnumero	
Toimintomoduuli	3RA2711- ☐ AA00



IO-Link-Suunnanvaihtokäynnistin^{1) 2) 3)}

Tilausnumero		
Toimintomoduuli		3RA2711- ☐ BA00
Johdotussarja kontaktorille	S00	3RA2913-2AA ☐
Johdotussarja kontaktorille	S0	3RA2923-2AA ☐
Johdotussarja kontaktorille	S2	3RA2933-2AA ☐
Johdotussarja kontaktorille	S3	3RA2943-2AA ☐



IO-Link-Tähtikolmiokäynnistin^{1) 2) 4)}

Tilausnumero		
Toimintomoduuli		3RA2711- ☐ CA00
Johdotussarja kontaktorille	S00	3RA2913-2BB ☐
Johdotussarja kontaktorille	S0	3RA2923-2BB ☐
Johdotussarja kontaktorille	S2	3RA2933-2BB ☐
Johdotussarja kontaktorille	S3	3RA2943-2BB ☐

AS-Interface



AS-Interface-Suorakäynnistin^{1) 2)}

Tilausnumero	
Toimintomoduuli	3RA2712- ☐ AA00



AS-Interface-Suunnanvaihto- käynnistin^{1) 2) 3)}

Tilausnumero		
Toimintomoduuli		3RA2712- ☐ BA00
Johdotussarja kontaktorille	S00	3RA2913-2AA ☐
Johdotussarja kontaktorille	S0	3RA2923-2AA ☐
Johdotussarja kontaktorille	S2	3RA2933-2AA ☐
Johdotussarja kontaktorille	S3	3RA2943-2AA ☐



AS-Interface-Tähtikolmiokäynnistin^{1) 2) 4)}

Tilausnumero		
Toimintomoduuli		3RA2712- ☐ CA00
Johdotussarja kontaktorille	S00	3RA2913-2BB ☐
Johdotussarja kontaktorille	S0	3RA2923-2BB ☐
Johdotussarja kontaktorille	S2	3RA2933-2BB ☐
Johdotussarja kontaktorille	S3	3RA2943-2BB ☐

Ruuviliitin: ①
Jousiliitin: ②

Ruuviliitins: ①
Jousiliitin: ②



Ruuviliitin: ①
Jousiliitin: ②

Yllämainittuihin kontaktoriyhdistelmiin voidaan kytkeä moottorinsuojakytkin, lämpörele ja virranvalvontarele (katso kuvaukset edeltäviltä sivuilta).

¹⁾ Ohjausvirtapiiriin johdotussarjoja ei tarvita mikäli käytetään toimintomoduuleja ²⁾ Toimintomoduuli (perusyksikkö) asennetaan kommunikointi yhte ensopivan kontaktorin päälle.

³⁾ Tilausnumero sisältää yhden perusyksikön ja yhden liitäntäyksikön ⁴⁾ Tilausnumero sisältää yhden perusyksikön ja kaksi liitäntäyksikköä

IO-Link




Elektronisen lämpöreleen säätöalue	Suorakäynnistin 3RA64	Suunnanvaihtokäynnistin 3RA65
	CPS ¹⁾	CPS ¹⁾
[A]	DC 24 V	DC 24 V
0,1 – 0,4	3RA6400-□ AB42	3RA6500-□ AB42
0,32 – 1,25	3RA6400-□ BB42	3RA6500-□ BB42
1 – 4	3RA6400-□ CB42	3RA6500-□ CB42
3 – 12	3RA6400-□ DB42	3RA6500-□ DB42
8 – 32	3RA6400-□ EB42	3RA6500-□ EB42



IO-Link -kompaktikäynnistimen, 3RA27 -toimintomoduulin ja 3RB24 -lämpöreleen tarvikkeet

Nauhakaapeli, 14-napaa, pituus 8 cm, kahden kontaktorin väliin, kapea väli	3RA2711-0EE02
Nauhakaapeli, 14-napaa, pituus 21 cm, kahden kontaktorin välille, leveä väli	3RA2711-0EE03
Käyttöpaneeli (sis. sallintamoduulin ja suojakuoren)	3RA6935-0A
Käyttöpaneelin nauhakaapeli	3RA6933-0A

AS-Interface



Elektronisen lämpöreleen säätöalue	Suorakäynnistin 3RA61	Suunnanvaihtokäynnistin 3RA62
	CPS ¹⁾	CPS ¹⁾
[A]	AC/DC 24 V	AC/DC 24 V
0,1 – 0,4	3RA6120-□ AB34	3RA6250-□ AB34
0,32 – 1,25	3RA6120-□ BB34	3RA6250-□ BB34
1 – 4	3RA6120-□ CB34	3RA6250-□ CB34
3 – 12	3RA6120-□ DB34	3RA6250-□ DB34
8 – 32	3RA6120-□ EB34	3RA6250-□ EB34

Ruuviliitin: ①
Jousiliitin: ②


Ruuviliitin: ①
Jousiliitin: ②

¹⁾ CPS: Control and protective switching device (ohjaava ja suojaava kytkentälaite) IEC/EN 60947-6-2

AS-Interface -tarvikkeet


AS-i osoitteenantotyökalu	3RK1904-2AB0
3RA6 kompaktikäynnistimen AS-Interface -moduulit (DC 24 V)	
ilman lisätuloja ja -lähtöjä	3RA6970-3A
kaksi paikallistuloa	3RA6970-3B
kaksi vapaasti parametroitavaa tuloa	3RA6970-3C
yksi vapaasti parametroitava tulo ja lähtö	3RA6970-3D
kaksi vapaasti parametroitavaa tuloa	3RA6970-3E
paikallisoheutusmoduuli	3RA6970-3F

Syöttöalusta 3RA68 (kompaktikäynnistin)



Pos. 4, 8 ja 9 sisältyvät toimitukseen



Tyyppi	Liittimen tyyppi	Tilausnumero
1 Syöttöalusta (kuva)		
Syöttöalusta, liitin 25/35 mm ² vasen, kiinteä, kolme moduulipaikkaa	Ruuviliitin, suurin virta 63 A	3RA6812-8AB
Syöttöalusta, liitin 25/35 mm ² vasen, kiinteä, kolme moduulipaikkaa	Syöttöalusta, liitin 25/35 mm ² vasen, kiinteä, kolme moduulipaikkaa	3RA6812-8AC
Syöttöalusta, liitin 50 - 70 mm ² vasen, kiinteä, kolme moduulipaikkaa	Ruuviliitin, suurin virta 100 A	3RA6813-8AB
Syöttöalusta, liitin 50 - 70 mm ² vasen, kiinteä, kolme moduulipaikkaa	Jousiliitin, suurin virta 100 A	3RA6813-8AC
Kosketussuoja liittimelle	25/35 mm ²	3RA6880-2AB
Kosketussuoja liittimelle	50/70 mm ²	3RA6880-3AB
Syöttöliitin, jousi 25/35 mm ² , voidaan asentaa syöttöalustan oikealle tai vasemmalle puolelle, suurin virta 63 A		3RA6830-5AC
Laajennusyksikkö		
2 kolmois laajennusyksikkö, kolme paikkaa	Ruuviliitin	3RA6823-0AB
3 kaksois laajennusyksikkö, kaksi paikkaa	Ruuviliitin	3RA6822-0AB
kaksois laajennusyksikkö, kaksi paikkaa	Jousiliitin	3RA6822-0AC
kolmois laajennusyksikkö, kolme paikkaa	Jousiliitin	3RA6823-0AC
4 Väliliitin kahden laajennusyksikön väliin (toimitetaan laajennusyksikön mukana)		
5 PE-syöttöliitin		
PE-syöttöliitin 25/35 mm ²	Ruuviliitin	3RA6860-6AB
PE-syöttöliitin 25/35 mm ²	Jousiliitin	3RA6860-5AC
6 PE-jatkoliitin		
7 PE-ulosottoliitin		
PE-ulosottoliitin 6/10 mm ²	Ruuviliitin	3RA6870-4AB
PE-ulosottoliitin 6/10 mm ²	Jousiliitin	3RA6870-3AC
8 Yhdistysliitin (toimitetaan osien 2 ja 3 mukana)		
9 Syöttökiskon jatkokohdan liitinsuoja (toimitetaan osan 1 mukana)		
Muita tarvikkeita		
10 Adapteri 45 mm, sopii 3RV1/3RV2 moottorisuojakytkimille, ruuviliitin- tekniikka		3RA6890-0BA
Laajennusliitin SIRIUS 3RV29 -alustalle		3RA6890-1AA
Alusta 1, 2 tai 3-napaisille komponenteille	Jousiliitin	3RV2917-5D
11 Suorakäynnistin 3RA61		
12 Suunnanvaihtokäynnistin 3RA62		



	Tyyppi	Versio	Kokoluokka, yhdistelmän suoja 3RV20, 3RV23	Tilausnumero
	3-vaihesyöttökisko			
1	syöttö vasemmalta sis. päätykappaleen 3RV2917-6A	kahdelle moottorinsuojakytkimelle	S00, S0	3RV2917-1A
	syöttö oikealta sis. päätykappaleen 3RV2917-6A	kahdelle moottorinsuojakytkimelle	S00, S0	3RV2917-1E
	järjestelmän laajennukseen sis. päätykappaleen 3RV2917-5BA00	kahdelle moottorinsuojakytkimelle	S00, S0	3RV2917-4A
2	järjestelmän laajennukseen sis. päätykappaleen 3RV2917-5BA00	kolmelle moottorinsuojakytkimelle	S00, S0	3RV2917-4B
	Yhdistysliitin			
3a	Laajennusliitin			3RV2917-5BA00
3b	Laajennusliitin, leveä			3RV2917-5E
4	Päätyeristin			3RV2917-6A
	Plug-in liittimet			
5	Syöttöliitin laitteelle	Jousiliitin	1 kpl S00/S0	3RV2917-5FA00
6	Moottorinsuojakytkimen liittämiseen	Ruuviiliitin	1 kpl S00	3RV2917-5CA00
			10 kpl S00	3RV2917-5C
		Jousiliitin	1 kpl S00	3RV2917-5AA00
			10 kpl S00	3RV2917-5A
		Ruuviiliitin	1 kpl S0	3RV1927-5AA00
			10 kpl S0	3RV1927-5A
		Jousiliitin	1 kpl S0	3RV2927-5AA00
			10 kpl S0	3RV2927-5A
	Tarvikkeet			
7	Kontaktorin alusta suora- tai suunnanvaihtokäynnistimen rakentamiseen esim. 3RA2	1 kpl	S00	3RV2917-7AA00
	Kontaktorin alusta suora- tai suunnanvaihtokäynnistimen rakentamiseen esim. 3RA2	1 kpl	S00/S0	3RV2927-7AA00
8	Liitin 1,2 ja 3 -napaisten komponenttien kytkemiseen			3RV2917-5D
	DIN -kisko, 45mm leveä, esim. 3-vaihejohdonsuojien kytkemiseen (5SY...)			3RV1917-7B

3-vaiheiset rinnansyöttökiskot / 8US -kiskoadapterit

Tyyppi	Kokoluokka	Tilausnumero			
3-vaiheiset rinnansyöttökiskot					
Useiden 3RV2-sarjan moottorinsuojakytkinten (ruuviliitin) rinnansyöttöä varten, asennus vieri viereen DIN-kiskolle, kosketusuojattu		Jakoväli 45 mm	Jakoväli 55 mm	Jakoväli 63 mm	Jakoväli 75 mm
kahdelle moottorinsuojakytkimelle	S00, S0	3RV1915-1AB	3RV1915-2AB	3RV1915-3AB	–
	S2	–	3RV1935-1A	–	3RV1935-3A
1 kolmelle moottorinsuojakytkimelle	S00, S0	3RV1915-1BB	3RV1915-2BB	–	–
	S2	–	3RV1935-1B	–	3RV1935-3B
neljälle moottorinsuojakytkimelle	S00, S0	3RV1915-1CB	3RV1915-2CB	3RV1915-3CB	–
	S2	–	3RV1935-1C	–	3RV1935-3C
viidelle moottorinsuojakytkimelle	S00, S0	3RV1915-1DB	3RV1915-2DB	–	–
3-vaihesyöttöliitin					
2 syöttö ylhäältä	S00, S0	3RV2925-5AB			
	S2	3RV2935-5A			
syöttö alhaalta	S00, S0	3RV2915-5B			
3-vaihesyöttöliitin UL-hyväksytty, Type E-käynnistin					
syöttö ylhäältä	S00, S0	3RV2925-5EB			
	S2	3RV2935-5E			
Tarvikkeet					
Kosketussuoja syöttökiskon liittimille	S00, S0	3RV1915-6AB			
	S2	3RV1935-6A			




Suojakytkimen kokoluokka	Nimellisvirta [A]	Adaptorin pituus [mm]	Adaptorin leveys [mm]	Tilausnumero
3 Syöttökiskoadapteri jakoväli 60mm				
3RM1 moottorikäynn., jossa sulakemoduuli 3RM193□□□□				
22,5 mm	7	200	22,5	8US1216-0AS00 ²⁾
Moottorinsuojakytkimelle, ruuviliitin				
S00, S0	25	200	45	8US1251-5DS10
S0	32	200	45	8US1251-5NS10
S2	80	200	55	8US1261-5MS13
S2	80	260	55	8US1261-6MT10
S2 ¹⁾	80	260	118	8US1211-6MT10
S3	100	215	72	8US1211-4TRO0
Moottorinsuojakytkimelle, jousiliitin				
S00, S0	25	200	45	8US1251-5DS11
S00, S0	25	260	45	8US1251-5DT11
S0	32	260	45	8US1251-5NT11

¹⁾ Suunnanvaihtokäynnistin tarvitsee moottorinsuojakytkimen ja kaksi kontaktoria

²⁾ 3RM1-käynnistimen sulakkeen adapteri 8US1616-0AK02

Tarvikkeet			
4 Kannake syöttökiskon sivulle	200	45	8US1250-5AS10
	260	45	8US1250-5AT10
Sivumoduuli syöttökiskon sivulle	200	9	8US1998-2BJ10
Levitin leventää alustan			8US1998-1BA10
Tärinän esto -sarja pienentää tärinän ja iskujen aiheuttamia rasituksia			
S00/S0			8US1998-1CA10
S2			8US1998-1DA10

3RV2 moottorinsuojakytkimien tarvikkeet (kokoluokat S00, S0, S2 ja S3)




	Tyyppi	Versio	Tilausnumero ruuviliitin	Tilausnumero jousiliitin
3RV moottorinsuojakytkimien tarvikkeet kokoluokat S00, S0, S2, S3				
	Apu- ja hälytyskoskettimet			
1	päälle asennettava apukosketin	1 vaihtokosk.	3RV2901-1D	–
		1s. + 1av.	3RV2901-1E	3RV2901-2E
		2s.	3RV2901-1F	3RV2901-2F
1	pienen virran läpäisevä kosketin	1 vaihtokosk.	3RV2901-1G	–
2	sivulle asennettava apukosketin, 2 kosk.	1s. + 1av.	3RV2901-1A	3RV2901-2A
		2s.	3RV2901-1B	3RV2901-2B
		2av.	3RV2901-1C	3RV2901-2C
3	Sivull. asenn.apukosk., 4 kosk.	2s. + 2av.	3RV2901-1J	–
6	Hälytyskosketin, toimii oikosulkutilanteissa		3RV2921-1M	3RV2921-2M
Apulaukaisin				
4	Työvirtalaukaisin ¹⁾	AC/DC 20 – 70 V	3RV2902-1DB0	3RV2902-2DB0
		AC 210 – 240 V	3RV2902-1DP0	3RV2902-2DP0
5	Alijännitelaukaisin ¹⁾	AC 230 V	3RV2902-1AP0	3RV2902-2AP0
		AC 400 V	3RV2902-1AV0	3RV2902-2AV0
5	Alijännitelaukaisin ennakoivalla koskettimella	AC 230 V	3RV2922-1CP0	3RV2922-2CP0
		AC 400 V	3RV2922-1CV0	3RV2922-2CV0
		AC 415 V	3RV2922-1CV1	3RV2922-2CV1
Erotusmoduuli ja liitinpakka				
7	Erotusmoduuli	S00, S0	3RV2928-1A	–
		S2	3RV2938-1A	–
8	Liitinpakka Type E (UL) ilma- ja ryömintävälän kasvattamiseen	S00, S0	3RV2928-1H	–
8	Liitinpakka Type E kokoluokka S3	S3	3RT2946-4GA07	–
8	Vaihe-erotin liitin	S00, S0	3RV2928-1K	–
		S2	3RV2938-1K	–


Tyyppi	Versio	Tilausnumero
Oviväännin		
Oviväännin (musta väännin) akselilla ²⁾	130 mm	3RV2926-0B
Oviväännin (musta väännin) akselila	330 mm	3RV2926-0K
Hätä-seis -oviväännin (puna/keltainen väännin) akselilla ²⁾	130 mm	3RV2926-0C
Hätä-seis -oviväännin (puna/keltainen väännin) akselilla	330 mm	3RV2926-0L
Kotelo		
Moottorinsuojakytkimelle (+ sivulle asennettava apukosketin) S00, S0	54 mm	3RV1923-1CA00
Moottorinsuojakytkimelle (+ sivulle asennettava apukosketin ja apulaukaisin) S00, S0	72 mm	3RV1923-1DA00
Moottorinsuojakytkimelle (+ sivulle asennettava apukosk. ja apulauk.) S2	82 mm	3RV1933-1DA00
Moottorinsuojakytkimelle, hätä-seis -väännin (+ sivull. as. apukosk.) S00, S0	54 mm	3RV1923-1FA00
Moottorinsuojakytkimelle, hätä-seis -väännin (+ sivull. as. apukosk. ja apulaukaisin) S00, S0	72 mm	3RV1923-1GA00
Moottorinsuojakytkimelle, hätä-seis -väännin (+ sivull. as. apukosk. ja apulaukaisin) S2	82 mm	3RV1933-1GA00

¹⁾ Muut versiot kysyttäessä ²⁾ Väännin sopii myös 3RA6 -kompaktikäynnistimelle

3RT201. kontaktorin tarvikkeet (S00)




Lisätarvikkeet	Versio	Tilausnumero ruuviliitin	Tilausnumero jousiliitin
1 Kontaktori 3RT2	Vakio		
sivulle asennettavat apukoskettimet	2s.	3RH2911-1DA20	3RH2911-2DA20
	1s. + 1av.	3RH2911-1DA11	3RH2911-2DA11
	2av.	3RH2911-1DA02	3RH2911-2DA02
pienen virran läpäisevät sivulle asennettavat apukoskettimet, oikea puoli	1a. + 1av.	–	3RH2911-2DE11
	liitännämoduuli, jolla kontaktori voidaan asentaa piirilevylle, sis. osat myös 4 nap. apukosekttimille	pakkaus sis. 4 kontaktorin osat	3RT1916-4KA2
1-napainen apukosketin, johdin päältä	1s.	3RH2911-1AA10	–
	1av.	3RH2911-1AA01	–
	1s.	3RH2911-1BA10	–
1-napainen apukosketin, johdin alta	1av.	3RH2911-1BA01	–
	2s.	3RH2911-1LA11	–
	2s.	3RH2911-1LA20	–
2-napainen apukosketin, johdin päältä	1s. + 1av.	3RH2911-1MA11	–
	2s.	3RH2911-1MA20	–
	2s.	3RH2911-1MA02	–
1 - 4-napaiset apukoskettimet	1av.	3RH2911-1HA01	3RH2911-2HA01
	2av.	3RH2911-1HA02	3RH2911-2HA02
	1s. + 1av.	3RH2911-1HA11	3RH2911-2HA11
	2s. + 2av.	3RH2911-1HA22	3RH2911-2HA22
	1s.	3RH2911-1HA10	3RH2911-2HA10
	2s.	3RH2911-1HA20	3RH2911-2HA20
	1s + 1av.	3RH2911-1NF11	3RH2911-2NF11
	2s.	3RH2911-1NF20	3RH2911-2NF20
pienen virran läpäisevä 2-napainen apukosketin	2av.	3RH2911-1NF02	3RH2911-2NF02
	2av.	3RH2911-1NF02	3RH2911-2NF02
[6] [7] [8] kontaktorin päälle asennettava toimintomoduuli ja liitännät automaatioon			
9 ylijännitesuoja kelalle esim Varistori ilman LEDiä LEDillä	AC 127 – 240 V	3RT2916-1BD00	3RT2916-1BD00
	AC 127 – 240 V	3RT2916-1JL00	3RT2916-1JL00
10 3-vaihesyöttöliitin	Poikkipinta-ala: 6 mm	3RA2913-3K	–
11 Tähtipisteliitin, 3-napaa	–	3RT1916-4BA31	3RT2916-4BA32
12 Rinnankytkentäliitin, 3-napaa	Päävirtapiiriin	3RT1916-4BB31	–
13 liitännämoduuli, jolla kontaktori voidaan asentaa piirilevylle, sis. osat myös 4 nap. apukosekttimille	pakkaus sis. 4 kontaktorin osat	3RT1916-4KA1	–
	Adaptteri	3RT1916-4RD01	–
14 irroitettava liitin kontaktorin kytkentään	Pistoke	3RT1900-4RE01	–
	–	3RA2916-1A	–
15 Päävirran sarjaankytkentäliitin turvaratkaisuihin	–	3RA2916-1A	–
16–18 Siltsarja	–	3RA2913-2AA1	3RA2913-2AA2




	Lisätarvikkeet	Versio	Tilausnumero ruuviliitin	Tilausnumero jousiliitin
1	3RT2-kontaktorille	Vakio		
2	sivulle asennettava apukosketine	2s.	3RH2921-1DA20	3RH2921-2DA20
		1s. + 1av.	3RH2921-1DA11	3RH2921-2DA11
		2s.	3RH2921-1DA02	3RH2921-2DA02
	pienen virran läpäisevä apukosketin, sivulle asennettava	1s. + 1av.	–	3RH2921-2DE11
3	1-napainen apukosketin, johdin päältä	1s.	3RH2911-1AA10	–
		1av.	3RH2911-1AA01	–
	1-napainen apukosketin, johdin alta	1s.	3RH2911-1BA10	–
		1av.	3RH2911-1BA01	–
4	1 - 4-napainen apukosketin	1av.	3RH2911-1HA01	3RH2911-2HA01
		2av.	3RH2911-1HA02	3RH2911-2HA02
		1s. + 1av.	3RH2911-1HA11	3RH2911-2HA11
		2s. + 2av.	3RH2911-1HA22	3RH2911-2HA22
		1s.	3RH2911-1HA10	3RH2911-2HA10
		2s.	3RH2911-1HA20	3RH2911-2HA20
	pienen virran läpäisevä apukosketin, 2 napainen	1s + 1av.	3RH2911-1NF11	3RH2911-2NF11
		2s.	3RH2911-1NF20	3RH2911-2NF20
		2av.	3RH2911-1NF02	3RH2911-2NF02
	5	2-napainen apukosketin, johdin päältä	1s. + 1av.	3RH2911-1LA11
2s.			3RH2911-1LA20	–
2-napainen apukosketin, johdin alta		1s. + 1av.	3RH2911-1MA11	
		2s.	3RH2911-1MA20	
6	ylijännitesuoja kelalle esim. Varistori ilman LEDiä LEDillä			
		AC 127 – 240 V	3RT2926-1BD00	3RT2926-1BD00
		AC 127 – 240 V	3RT2926-1JL00	3RT2926-1JL00
7	8 9 kontaktorin päälle asennettava toimintomoduuli ja liitännät automaatioon)			
10	pneumaattinen aikaloikko 1s + 1av	vetohidastettu, 0,1 – 30 s	3RT2926-2PA01	–
		vetohidastettu, 1 – 60 s	3RT2926-2PA11	–
		päästöhidastettu, 0,1 – 30 s	3RT2926-2PRO1	–
		päästöhidastettu, 1 – 60 s	3RT2926-2PR11	–
11	Mekaaninen lukitusmoduuli, aukaisu jännitteellä	AC/DC 230 V	3RT2926-3AP31	3RT2926-3AP31
12	Rinnakytentäliitin, 3-napaa	päävirtapiiriin	3RT2926-4BB31	–
13	irroitettava liitin kontaktorin kytkentään	Adapteri	3RT1926-4RD01	–
		Pistoke	3RT1900-4RE01	
14	kelan liitin, jos 3RT2... S0 tai S2 kontaktori asennetaan 3RT1... S0 tai S2 tilalle	johdin ylhäältä	3RT2926-4RA11	3RT2926-4RA12
		johdin alhaalta	3RT2926-4RB11	3RT2926-4RB12
		A1 ylhäältä, A2 alhaalta	3RT2926-4RC11	3RT2926-4RC12
15	3-vaihesyöttöliitin	–	3RV2925-5AB	–
16	Tähtipisteliitin, 3-napaa	–	3RT1926-4BA31	3RT2926-4BA32
17	Päävirran sarj.kytk.liitin turvaratk.	kahdelle kontaktorille	3RA2926-1A	–
18–20	silloitussarja	suunnanvaihtokäynnistimille	3RA2923-2AA1	3RA2923-2AA2

3RT203 kontaktorin tarvikkeet (S2)




	Lisätarvikkeet	Versio	Tilausnumero ruuviliitin	Tilausnumero jousiliitin
1	Kontaktori 3RT2	Vakio		
2	sivulle asennettavat apukoskettimet	2s.	3RH2921-1DA20	3RH2921-2DA20
		1s. + 1av.	3RH2921-1DA11	3RH2921-2DA11
		2av.	3RH2921-1DA02	3RH2921-2DA02
	pienen virran läpäisevät apukoskettimet, sivulle asennettava	1s. + 1av.	–	3RH2921-2DE11
3	1-napainen apukosketin, johdin päältä	1s.	3RH2911-1AA10	–
		1s.	3RH2911-1AA01	–
	1-napainen apukosketin, johdin alhaalta	1s.	3RH2911-1BA10	–
		1av.	3RH2911-1BA01	–
4	1 - 4-apukosketinta	1av.	3RH2911-1HA01	3RH2911-2HA01
		2av.	3RH2911-1HA02	3RH2911-2HA02
		1s. + 1av.	3RH2911-1HA11	3RH2911-2HA11
		2s. + 2av.	3RH2911-1HA22	3RH2911-2HA22
		1s.	3RH2911-1HA10	3RH2911-2HA10
		2s.	3RH2911-1HA20	3RH2911-2HA20
	pienen virran läpäisevä apukosketin, 2-napainen	1s. + 1av.	3RH2911-1NF11	3RH2911-2NF11
		2s.	3RH2911-1NF20	3RH2911-2NF20
		2av.	3RH2911-1NF02	3RH2911-2NF02
	5	2-napainen apukosketin, johdin päältä	1s. + 1av.	3RH2911-1LA11
2s.			3RH2911-1LA20	–
2-napainen apukosketin, johdin alta		1s. + 1av.	3RH2911-1MA11	
		2s.	3RH2911-1MA20	
6	ylijännitesuojaus kelalle, esim Varistori (AC 230 V) ilman LEDiä LEDillä			
		AC 127 – 240 V	3RT2936-1BD00	3RT2936-1BD00
		AC 127 – 240 V	3RT2936-1JL00	3RT2936-1JL00
7	8 9 toimintomoduulit ja liitännät automaatioon			
10	Rinnakytkentäliitin, 3-napaa	päävirtapiiriin	3RT1936-4BB31	–
11	kelan liitin, jos 3RT2... S3 kontaktori asennetaan 3RT1... S3	johdin päältä	3RT2926-4RA11	–
		johdin alta	3RT2926-4RB11	–
		A1 ylhäältä, A2 alhaalta	3RT2926-4RC11	–
12	3-vaihe syöttöliitin	–	3RV2935-5A	–
13	Tähtipisteliitin, 3-napaa	–	3RT1936-4BA31	–
14	Päävirran sarj.kytk.liitin turvaratk.	kahdelle kontaktorille	3RA2936-1A	–
15	Silloitussarja	suunnanvaihtokontaktoreille	3RA2933-2AA1	–
16				
17	Mekaaninen lukitus	–	3RA2934-2B	3RA2934-2B




Päälle asennettavat apukosket-	Versio	Tilausnumero	Tilausnumero
timet		ruuviliitin	jousiliitin
1 Kontaktori 3RT2	Vakio		
2 sivulle asennettavat apukosketti-	2s.	3RH2921-1DA20	3RH2921-2DA20
	1s. + 1av.	3RH2921-1DA11	3RH2921-2DA11
	2av.	3RH2921-1DA02	3RH2921-2DA02
pienen virran läpäisevät apukoskettimet, sivulle asennettava	1s. + 1av.	–	3RH2921-2DE11
3 1-napainen apukosketin, johdin päältä	1s.	3RH2911-1AA10	–
	1av.	3RH2911-1AA01	–
	1s.	3RH2911-1BA10	–
	1av.	3RH2911-1BA01	–
4 1 - 4-apukosketinta	1av.	3RH2911-1HA01	3RH2911-2HA01
	2av.	3RH2911-1HA02	3RH2911-2HA02
	1s. + 1av.	3RH2911-1HA11	3RH2911-2HA11
	2s. + 2av.	3RH2911-1HA22	3RH2911-2HA22
	1s.	3RH2911-1HA10	3RH2911-2HA10
	2s.	3RH2911-1HA20	3RH2911-2HA20
	1s. + 1av.	3RH2911-1NF11	3RH2911-2NF11
	2s.	3RH2911-1NF20	3RH2911-2NF20
	2av.	3RH2911-1NF02	3RH2911-2NF02
	pienen virran läpäisevä apukosketin, 2-napainen		
5 2-napainen apukosketin, johdin päältä	1s. + 1av.	3RH2911-1LA11	–
	2s.	3RH2911-1LA20	–
	2s.	3RH2911-1MA20	–
6 2-napainen apukosketin, johdin alta	1s. + 1av.	3RH2911-1MA11	–
	2s.	3RH2911-1MA20	–
	2S	3RH2911-1MA20	–
7 ylijännitesuojaus kelalle, esim Varistori (AC 230 V)	ilman LEDiä	AC 127 – 240 V	3RT2936-1BD00
	LEDillä	AC 127 – 240 V	3RT2936-1JL00
8 9 toimintomoduulit ja liitännät automaatioon			
10 Rinnakkytkentäliitin, 3-napaa	päävirtapiiriin	3RT1946-4BB31	–
11 kelan liitin, jos 3RT2... S3 kontaktori asennetaan 3RT1... S3	johdin päältä	3RT2926-4RA11	–
	johdin alta	3RT2926-4RB11	–
	A1 ylhäältä, A2 alhaalta	3RT2926-4RC11	–
12 1-vaihe syöttöliitin (3 kpl)		3RA2943-3L	–
13 Tähtipisteliitin, 3-napaa		3RT1946-4BA31	–
14 Silloitussarja	suunnanvaihto-kontaktoreille	3RA2943-2AA1	–
15 Mekaaninen lukitus		3RA2934-2B	3RA2934-2B

3RT1 kontaktoreiden tarvikkeet (S6 – S12)



Tyyppi	Versio	Tilausnumero
1 Kontaktori 3RT1	Vakio	
Aikaviivelohko, elektroninen	1s. + 1av.	
– vetohidastettu, AC 200 – 240 V	0,5 ... 10 s	3RT1926-2ED21
– päästöhidastettu, AC 200 – 240 V	0,5 ... 10 s	3RT1926-2FL21
3 4-napainen apukosketin, päälle asennettava (järjestysnumerot 5 ... 8)	2s. + 2av.	3RH1921-1XA22-0MA0
4 1-napainen apukosketin, päälle asennettava (enintään 4 kpl)	1av.	3RH1921-1CA01
	1s.	3RH1921-1CA10
5 2-napainen apukosketin, sivulle asennettava		
numerointi EN 50012 mukaan	1s. + 1av.	3RH1921-1JA11
numerointi EN 50005 mukaan	1s. + 1av.	3RH1921-1KA11
	2av.	3RH1921-1KA02
	2s.	3RH1921-1KA20
6 RC-piiri, AC 127 – 240 V (ruuviliitäntäinen)	S6 – S12	3RT1956-1CD00
7 kosketusuoja kaapelikenkä- ja kiskoliittimille	S6	3RT1956-4EA1
	S10/S12	3RT1966-4EA1
8 kosketusuoja kehysliittimelle	S6	3RT1956-4EA2
	S10/S12	3RT1966-4EA2

Toimintaperiaatteet



10	3RT10 ja 3RT14, normaali koskettimet, kokoluokat S6, S10 ja S12
11	3RT12 -kontaktori, koskettimet tyhjiöputken sisällä kokoluokat S10 ja S12
12	Ulosvedettävä kela, perinteinen toimintatapa 3RT1...-A..
13	Ulosvedettävä kela, elektroninen ohjaustapa 3RT1...-N..
14	ulosvedettävä kela ja sivulle asennettu lisämoduuli, elektroninen kela, koskettimien jäljellä olevasta eliniästä kertova LED -näyttömoduuli, 3RT1...-P..
15	RC-piiri, AC 127 – 240 V


Kokoluokka	Oikosulkumoottori 400 V	Kontaktori ilman kela	Ulosvedettävä kela	
			perinteinen	elektroninen
			Ohjausjännite	
			AC/DC 220 – 240 V	AC/DC 200 – 277 V
		Tilausnumero	Tilausnumero	Tilausnumero
S6	55	3RT1054-1LA06	3RT1955-5AP31	3RT1955-5NP31
	75	3RT1055-6LA06		
	90	3RT1056-6LA06		
S10	110	3RT1064-6LA06	3RT1965-5AP31	3RT1965-5NP31
	132	3RT1065-6LA06		
	160	3RT1066-6LA06		
S12	200	3RT1075-6LA06	3RT1975-5AP31	3RT1975-5NP31
	250	3RT1076-6LA06		
		11	12	13



Yhteensopivuus lämpöreleiden ja virranvalvontareleiden kanssa				
2	3RU2	3	3RB3	3RR2
	■		■	■
	■		■	■
	■		■	■
	■		■	
	■			
	■			
	■			
	■			
			■	
	■			
			■	
	■			
			■	
				■
	■			
			■	
	■		■	
	■		■	

Ruuviliitin: **A**
Jousiliitin: **C**

Tarvikkeet 3RB20/21 -elektronisille lämpöreleille (S6 – S12)



	Versio	Kokoluokka	Tilausnumero
1	Elektroninen lämpörele 3RB20/21		
2	Kosketusuoja 3RB20/21		
	kaapelikengille ja kiskoliittimille	S6	3RT1956-4EA1
		S10/S12	3RT1966-4EA1
	kehysliittimelle	S6	3RT1956-4EA2
		S10/S12	3RT1966-4EA2
	kosketusuoja kontaktorin ja lämpöreleen välille, lämpörele ilman kehysliitintä, tarve 1 kpl molemmille	S6	3RT1956-4EA3
S10/S12		3RT1966-4EA3	
3	Kehysliitin		
	pyörö- ja punotuillejohtimille 70 mm²	S6	3RT1955-4G
	pyörö- ja punotuillejohtimille 120 mm²	S6	3RT1956-4G
	pyörö- ja punotuillejohtimille 240 mm²	S10/S12	3RT1966-4G
4	3RU11 und 3RB20/21		
	RESET -vaijeri ja kannake, reikä painikkeelle Ø 6,5 mm, paneelin paksuus enintään 8 mm		
	pituus 400 mm	S6 – S12	3RB3980-0B
pituus 600 mm	3RB3980-0C		
5	Läpinäkyvä sinetöintikansi 3RB20/21		
	peittää säätöruuvit	S6 – S12	3RB3984-0
	Mekaaninen RESET -painike 3RB20/21 -lämpöreleille, koostuu osista:		
6	Ohjain, kannake ja akseli	S6 – S12	3RB3980-0A
7	Painike, jossa on pidennetty liike (12 mm), IP65, Ø 22 mm	S6 – S12	3SU1200-0FB10-0AA0
	Laajennusosa, jolla voi kompensoida painikkeen lämpöreleen kuitauspainikkeen välistä välimatkaa.	S6 – S12	3SU1900-0KG10-0AA0

Tämän esitteen tiedot ovat suuntaa antavia ja niiden oikeellisuus pitää varmistaa.

Tiedot voivat muuttua tuotteiden jatkokehityksestä johtuen ilman ennakoilmoitusta. Tuotetietojen oikeellisuus on varmistettu vain jos siitä on erikseen sopimuksella sovittu.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tuotemerkinnät voivat olla Siemens AG:n tavaramerkkejä tai tuotenimiä tai vastaavasti toimittajayrityksien, joiden käyttö kolmansien osapuolten omiin tarkoituksiin voi loukata omistajan oikeuksia.

Artikel-Nr.: DFCP-2018-01 FIN

Dispostelle xxxx1

W0

PDF

© Siemens AG 2018

Siemens AG
Digital Factory
Control Products
Postfach 23 55
90713 Fürth
Deutschland
Siemens Osakeyhtiö
Tarvonsalmenkatu 19
02600 Espoo

QR-Codilla
löydät lisää
informaa-
tiota

