

SIEMENS



ALBATROS 

RVA65.642 / RVA65.643

**Ekvitermní regulátor bivalentní soustavy a
topného okruhu**

**Konfigurace a aplikace pro jeden, dva nebo tři
zdroje tepla**

Vydání 2.0
Série regulátorů B
CE1P2393cz
27.02.2002

Siemens Building Technologies
HVAC Products

Siemens Building Technologies s.r.o.
Divize Landis & Staefa
Novodvorská 1010/14
CZ 142 01 Praha 4 - Lhotka
Tel. +420 2-6134 2382
Fax +420 2-6134 2377
www.landisstaefa.cz

© 2002 Siemens Building Technologies s.r.o.
Změny vyhrazeny

Obsah

1	Aplikace RVA65.642 / RVA65.643	5
2	Konfigurace regulátoru	5
2.1	Postup	5
2.2	Volba základního schématu	5
2.3	Přizpůsobení blokových schémat	6
2.4	Deaktivace nepotřebných čidel	6
2.5	Definice doplňkových funkcí	6
2.6	Kontrola konfigurace	6
2.7	Příklad konfigurace	7
2.7.1	Volba základního schématu	7
2.7.2	Redukování blokových schémat	9
2.7.3	Deaktivace nepotřebných čidel	10
2.7.4	Definice doplňkových funkcí	11
2.7.5	Kontrola konfigurace	11
2.7.6	Rozšíření zařízení s dalšími regulátory	12
3	Knihovna blokových schémat	13
3.1	Skupina blokových schémat kotle na olej/plyn	13
3.2	Skupina blokových schémat solárního kolektoru	14
3.3	Skupina blokových schémat kotle na dřevo	17
3.4	Skupina blokových schémat tepelného čerpadla	18
3.5	Skupina blokových schémat vyrovnávacího zásobníku	19
3.6	Skupina blokových schémat zásobníku TUV	20
3.7	Skupina blokových schémat kombinovaného zásobníku	22
3.8	Skupina blokových schémat topného okruhu	23
4	Knihovna doplňkových funkcí	24
4.1	Doplňkové funkce	24
5	Knihovna základních schémat	27
5.1	Všeobecně k volbě základního schématu	27
5.1.1	Struktura číslování základních schémat	27
5.1.2	Klíč pro kombinaci zdrojů tepla	27
5.1.3	Klíč pro kombinaci zásobníků	27
5.1.4	Nastavení čísla základní aplikace	27
5.2	Solární kolektor	28
5.3	Kotel na olej / plyn	41
5.4	Kotel na dřevo	46
5.5	Tepelné čerpadlo	51
5.6	Solární kolektor a kotel na olej / plyn	54

5.7	Solární kolektor a kotel na dřevo	84
5.8	Solární kolektor a tepelné čerpadlo	124
5.9	Kotel na ole / plyn a kotel na dřevo	152
5.10	Kotel na olej / plyn a tepelné čerpadlo	168
5.11	Kotel na dřevo a tepelné čerpadlo	182
5.12	Solární kolektor, kotel na olej / plyn a kotel na dřevo.....	188
5.13	Solární kolektor, kotel na olej / plyn a tepelné čerpadlo.....	234
5.14	Solární kolektor, kotel na dřevo a tepelné čerpadlo.....	275

→ Poznámka

Použité výrazy jsou vysvětleny na konci dokumentace v kapitole „Pojmy“.

1 Aplikace RVA65.642 / RVA65.643

Všeobecně

Dokumentace obsahuje informace týkající se aplikací a konfigurace RVA65.642 a RVA65.643 pro aplikace s **jedním** nebo **dvěma zdroji tepla**.

Aplikace se vytváří pomocí základních a blokových schémat.

Popis jednotlivých funkcí regulátorů je uveden v základní technické dokumentaci (CE1P2392cz) příp. v „Servisní dokumentaci RVA“ (S2370cz).

S RVA65.643 je možné navíc vytvářet aplikace se **třemi zdroji tepla**.

Systemové aplikace

Olejový nebo plynový kotel může být řízen místo RVA65.642 nebo také dalším regulátorem L&S, např. s RVA43.222.

Požadavky na teplo z připojených regulátorů LPB, např. z RVA46.531, příp. požadavky od cizích regulátorů přes kontakt H1, se posílají a registrují v RVA65.642.

Na straně spotřeby lze zařízení rozšířit bez napájení LPB na 16 regulátorů a s použitím centrálního napájení LPB až na 40 regulátorů (viz. také „Projektování systému LPB“, CE1P2370cz).

2 Konfigurace regulátoru

2.1 Postup

Přehled

Konfigurace regulátoru na požadované zařízení se provádí v následujících krocích:

- **volba základního schématu**
- **přizpůsobení blokových schémat** *
- **deaktivace nepotřebných čidel** *
- **definice doplňkových funkcí** *

* podle potřeby

→ Poznámka

Ve standardním stavu při dodávce je v regulátoru nastaveno základní schéma 0 (není aktivní žádné schéma). Vstupům a výstupům regulátoru není přiřazena žádná funkce a jsou tudíž bez napětí.

2.2 Volba základního schématu

V knihovně základních schémat (od str. 22) jsou uvedena všechna možná základní schémata. Při konfiguraci je nutné nejprve zvolit některé z těchto schémat, které nejvíce hydraulicky odpovídá danému zařízení.

To znamená, že základní schéma musí obsahovat každý zdroj tepla, zásobník (počet a druh zdrojů tepla a zásobníků musí souhlasit).

Části, které obsahuje základní schéma, a které zařízení neobsahuje (např. udržování teploty zpátečky nebo směšovací topný okruh), je možné přizpůsobit pomocí blokových schémat.

Číslo základního schématu se zadává v regulátoru na obslužném řádku 100.

→ Pokyn

Pro snadnější výběr čísla základního schématu je možné použít **Klíč základních schémat**.

2.3 Přizpůsobení blokových schémat

Blokové schémata v základním schématu je možné redukovat (volbou jiného blokového schématu) nebo úplně odstranit (blokové schéma 0). Uvolněné vstupy a výstupy je možné použít pro doplňkové funkce.

Při nastavování blokových schémat se zobrazí pouze ta schémata, která jsou s ohledem na hydraulické zapojení základního schématu smysluplná.

Pokyn

Změna počtu zdrojů vyžaduje volbu nového základního schématu.

Jiné blokové schéma vyrovnávacího zásobníku vyžaduje volbu nového základního schématu.

2.4 Deaktivace nepotřebných čidel

Nepotřebná čidla musí být deaktivována (B3, B31, B41, B9, B11, B21, B71 nebo B72).

Nepoužité volné vstupy a výstupy jsou k dispozici pro definici doplňkových funkcí.

Pokud se nedeaktivují nepotřebná čidla (fyzicky nepřipojená), dojde k chybovému hlášení.

2.5 Definice doplňkových funkcí

Neobsazené vstupy a výstupy je možné použít pro doplňkové funkce.

K doplňkovým funkcím se na příslušných řádcích volně přiřazují volné svorky.

2.6 Kontrola konfigurace

Automatický test konfigurace zabraňuje vícenásobnému obsazení jedné svorky a kontroluje, zda jsou doplňkové funkce kompatibilní se zvoleným základním schématem. Pro kontrolu konfigurace regulátoru jsou k dispozici obslužné řádky 200, 201 a 202.


2.7 Příklad konfigurace

2.7.1 Volba základního schématu

Pravidlo	Volba základního schématu se provádí podle knihovny základních schémat. Pro rychlejší orientaci ve schématech, jsou jednotlivá základní schémata očíslována podle klíče, který je uveden v kapitole 5.1.
Důležité!	Základní schémata byla zvolena tak, aby byly pokud možno všechny svorky regulátoru obsazeny. Blokovaná schémata je možné tudíž redukovat, nikoliv však rozšiřovat!
Příklad	<p>Topné zařízení (příklad) se skládá z následujících částí:</p> <ul style="list-style-type: none">Jednostupňový kotel na olejSolární kolektorVyrovňovací zásobníkPříprava teplé užitkové vodySměšovací topný okruh
Vymezení výběru	<p>S klíčem číslování základních schémat je nutné nejprve vymežit výběr:</p> <p>Kombinace zdrojů solární kolektor a kotel na olej / plyn vede k číslu 20 (pro xx).</p> <p>Použití vyrovnávacího zásobníku a zásobníku TUV vede k číslu 4 a 5 (pro y).</p> <p>Pro náš příklad aplikace přicházejí v úvahu základní schémata 20.4zz až 20.5zz.</p> <p>Podle potřebných částí vybereme z knihovny základních schémat odpovídající základní schéma (č. 20.583).</p>
Důležité !	<p>Číslo základního schématu se zadává regulátoru na obslužném řádku 100.</p> <p>Základní schéma vypadá následovně:</p>

Základní schéma RVA65.642 / RVA65.643 – č. 20.583

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

① →	B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
② →	B9	B41	B3	B2	B7	B1	B31	B6	B4	
③ →	Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
④ →	K4	K8	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y7	Y8

Alternativní blokové schémata

⑤ →	OeG	0	1	3	5	7		
⑤ →	Sol	0	5	6				
⑤ →	Rh	0	1	2	3			
⑤ →	Bw	2	5					

↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥

Význam řádků a sloupců

-) **Svorky čidel** (popis svorek čidel na regulátoru)
- **Obsazení čidel** (popis připojených čidel)
- **Svorky relé** (popis svorek relé na regulátoru)
- **Obsazení relé** (popis připojených relé)
- **Skupina blokových schémat** (např.: olej/plyn, solár nebo dřevo atd.)
- **Čísla alternativních použitelných blokových schémat** v rámci jedné skupiny

2.7.2 Redukování blokových schémat

Pravidla

Bloková schémata v základním schématu jsou zvolena tak, aby obsadila co největší počet vstupů a výstupů.

Pokud je požadováno jiné zapojení, je možné volbou jiného blokového schématu se stejnou nebo menší potřebou vstupů a výstupů základní schéma upravit.

V rámci daného základního schématu jsou všechna možná bloková schémata uvedena v tabulce „Alternativní bloková schémata“.

Důležité !

Variabilní bloková schémata v základním schématu jsou vytištěna *kurzívou*.

Odpovídající vstupy a výstupy jsou v tabulce obsazení svorek vytištěna také *kurzívou*.

Blokové schéma vyrovnávacího zásobníku není možné v rámci jednoho základního schématu změnit (*není* vytištěno *kurzívou*). Pro odpovídající blokové schéma vyrovnávacího zásobníku je nutné zvolit jiné základní schéma s odpovídajícím blokovým schématem.


Blokové schéma zásobníku TUV nebo kombinovaného zásobníku lze v rámci základního schématu redukovat pouze o nabíjecí čerpadlo (*kurzívou* vytištěno).

Pokud se požadované blokové schéma liší o víc než nabíjecí čerpadlo, je nutné zvolit jiné základní schéma s odpovídajícím blokovým schématem zásobníku TUV nebo kombinovaného zásobníku.

Příklad konfigurace (pokračování)

Ve stávajícím zařízení není udržování teploty zpátečky kotle. Blokové schéma **OeG 3** se proto nahradí blokovým schématem **OeG 1**. Toto se provede přestavením parametru na obslužném řádku 120 z 3 na 1. Touto změnou se uvolnily svorky B105 a Q109, Q110.

Dále se nahradí blokové schéma solárního kolektoru **Sol 6** na **Sol 5**. Toto se provede přestavením parametru na obslužném řádku 121 z 6 na 5. Touto změnou nevznikly žádné volné vstupy a výstupy, jen se změnilo obsazení svorky Q108.



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2		B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4	K8	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K12		

2.7.3 Deaktivace nepotřebných čidel

Následující čtyři čidla mohou být deaktivována bez nutnosti odpovídající změny blokového nebo základního schématu:

- **B3** horní čidlo teploty TUV
- **B31** dolní čidlo teploty TUV
- **B41** dolní čidlo teploty vyrovnávacího nebo kombinovaného zásobníku
- **B9** čidlo venkovní teploty

- **B11** čidlo teploty primáru tepelného čerpadla
- **B21** čidlo teploty náběhu tepelného čerpadla
- **B71** čidlo teploty zpátečky tepelného čerpadla
- **B72** čidlo teploty zpátečky kotle na dřevo

Volné vstupy a výstupy jsou k dispozici pro definici doplňkových funkcí.


Poznámka

B9 může být deaktivováno, pokud má regulátor hodnotu venkovní teploty k dispozici přes LPB. V opačném případě dojde k chybovému hlášení.

Nepotřebná čidla musí být deaktivována, jinak pokud nejsou připojena, dojde k chybovému hlášení.

Příklad konfigurace (pokračování)

V našem příkladě nepotřebujeme čidlo venkovní teploty **B9**, neboť hodnotu venkovní teploty bude regulátor dostávat přes LPB od zónového regulátoru. Deaktivace čidla se provede přestavením parametru na obslužném řádku 130 z hodnoty 1 na hodnotu 0. Tímto se uvolní svorka B101.



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
	B41	B3	B2		B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4	K8	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K12		


2.7.4 Definice doplňkových funkcí

Neobsazené svorky díky redukci blokových schémat nebo deaktivaci nepotřebných čidel (šedivé políčka) se mohou použít pro doplňkové funkce.

Příklad konfigurace (pokračování)

V příkladu budou volné svorky použity pro následující funkce:

Doplňková funkce	Popis	Svorka	Přiřazení
Zufu 4	cirkulační čerpadlo TUV	Q4	svorka Q109
Zufu 7	čerpadlo H1	Q15	svorka Q110
Zufu 10	čidlo teploty spalin	B8	svorka B105



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
	B41	B3	B2	B8	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4	K8	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K12	Q4	Q15

Přiřazení

Svorka B101 zůstává v našem příkladě neobsazena.

Přiřazení doplňkových funkcí na jednotlivé svorky se provádí na obslužných řádcích 147 (ZuFu4), 150 (ZuFu7) a 155 (ZuFu10) nastavením čísla příslušné volné svorky. Špatné nastavení se zobrazí na obslužném řádku 182 prostřednictvím chybového hlášení (chyba konfigurace).

2.7.5 Kontrola konfigurace

Obsazení svorek je možné zkontrolovat na obslužném řádku 200 (pro relé) a 201 (pro čidla). Na obslužném řádku 202 se zobrazí případná chyba konfigurace.

2.7.6 Rozšíření zařízení s dalšími regulátory

Pravidla


Na straně spotřeby lze zařízení rozšířit bez napájení LPB na 16 regulátorů a s použitím centrálního napájení LPB až na 40 regulátorů.

Příklad aplikace

RVA65.643

Trivalentní soustavu je nutné rozšířit o dva směšovací topné okruhy. K rozšíření použijeme regulátor RVA46.531. Tyto regulátory budou přes LPB předávat své požadavky na RVA65.643.

Schéma zařízení vypadá následovně:



Typ RVA	65.643 (trivalentní zdroj)	46.531	46.531
Adresa segmentu	0 (0 = segment zdroje tepla)	0	0
Adresa přístroje	1 (Master)	2	3
Typ zařízení	33.480	11	11
Zdroj venkovní teploty	0/2 (ze segmentu 1, regulátor 1)	B9	0/2


→ Pokyn

Cizí regulátory bez komunikace LPB mohou předat své požadavky RVA65.643 přes vstup H1.

3 Knihovna blokových schémat

3.1 Skupina blokových schémat kotle na olej/plyn

Volba blokového schématu kotle na olej/plyn se provádí na obslužném řádku 120. Čárkovaně znázorněné blokové schéma 7 slouží pro připojení externího zdroje tepla, který je řízen přes LPB regulátorem RVA nebo přes PPS jednotkou BMU. Blokové schéma 8 umožňuje připojení přes PPS externí jednotku BMU. Blokové schéma 9 slouží k uvolnění externě řízeného kotle. K dispozici jsou následující blokové schémata kotle na olej / plyn:



3.2 Skupina blokových schémat solárního kolektoru


Pokyny

Některé blokové schémata solárních kolektorů a zásobníků se objevují vícekrát pod stejným číslem schématu. Regulátor považuje tyto schémata (varianty blokového schématu) za funkčně totožné (zadává se pouze číslo blokového schématu). Které blokové schéma v základním schématu bude použito, závisí od kombinace zásobníků. Regulátor zjišťuje vhodnou variantu blokového schématu automaticky v závislosti na počtu a druhu zásobníků.


Volba blokového schématu solárního kolektoru se provádí na obslužném řádku 121.

U čárkovaně naznačeného čidla B62 se jedná o dodatkovou funkci 13. Čidlo umožňuje regulátoru na základě teploty náběhu kolektoru řídit čerpadlo s proměnnými otáčkami nebo přestavovat třícestný zónový ventil v okruhu kolektoru. Bez doplňkové funkce 13 (čidlo B62) se čerpadlo odpovídajícího okruhu kolektoru pouze zapíná a vypíná, resp. třícestný zónový ventil se na základě teploty B62 přepíná.


K dispozici jsou následující blokové schémata solárního kolektoru:




Sol 6




Sol 6




Sol 8




Sol 8




Sol 9




Sol 9




Sol 10




Sol 10




Sol 11




Sol 11




Sol 12




Sol 14




Sol 15



Sol 16




Sol 16




3.3 Skupina blokových schémat kotle na dřevo

Volba blokového schématu kotle na dřevo se provádí na obslužném řádku 122. Čárkované znázorněné blokové schéma 5 slouží k připojení externě řízeného kotle na dřevo, který se uvolňuje kontaktem K3. K dispozici jsou následující bloková schémata kotle na dřevo:




3.4 Skupina blokových schémat tepelného čerpadla

Volba blokového schématu tepelného čerpadla se provádí na obslužném řádku 123. Čárkovaně znázorněné schéma 5 slouží k připojení externě řízeného tepelného čerpadla, které se uvolňuje výstupem K15. K dispozici jsou následující bloková schémata tepelného čerpadla:



3.5 Skupina blokových schémat vyrovnávacího zásobníku

Volba blokového schématu vyrovnávacího zásobníku se provádí volbou základního schématu a není možné ho dalším nastavením změnit (mimo volby nového základního schématu). Následující seznam blokových schémat slouží pro představu možností aplikací:




3.6 Skupina blokových schémat zásobníku TUV


Volba blokového schématu zásobníku TUV se provádí volbou základního schématu. Blokové schéma zásobníku TUV je možné zredukovat o nabíjecí čerpadlo (Q3) (tedy např. *BwSp 6* na *BwSp 3*). Blokové schémata, které je možné ještě dále redukovat, jsou popsány *kurzívou*.

Je možné nastavit pouze kompatibilní blokové schémata se základním schématem, přičemž neplatné blokové schémata se nezobrazí. Volba blokového schématu zásobníku TUV se provádí na obslužném řádku 125.


Pokud je požadováno zásadně jiné blokové schéma zásobníku TUV, je nutné zvolit jiné základní schéma.




BwSp 7




BwSp 7




BwSp 8




BwSp 8




BwSp 9




BwSp 9



BwSp 10




BwSp 10




3.7 Skupina blokových schémat kombinovaného zásobníku

Volba blokového schématu kombinovaného zásobníku se provádí volbou základního schématu. Blokované schéma kombinovaného zásobníku je možné zredukovat o zónový přepouštěcí ventil (Q3) (tedy např. KoSp 6 na KoSp 3). Je možné nastavit pouze kompatibilní blokové schémata se základním schématem přičemž neplatné blokové schémata se nezobrazí. Volba blokového schématu kombinovaného zásobníku se provádí na obslužném řádku 126. Pokud je požadováno zásadně jiné blokové schéma kombinovaného zásobníku, je nutné zvolit jiné základní schéma.



3.8 Skupina blokových schémat topného okruhu

Volba blokového schématu topného okruhu se provádí na obslužném řádku 127. U čárkovaně naznačeného blokového schématu 1 se jedná o virtuální, fiktivní topný okruh. Tento generuje ekvitermní požadavky na teplo. Topný okruh však fyzicky neexistuje (žádný spotřebič, žádné čerpadlo). K dispozici jsou následující bloková schémata topného okruhu:




4 Knihovna doplňkových funkcí

4.1 Doplňkové funkce


Funkce a použití jednotlivých funkcí je popsáno v základní technické dokumentaci RVA65.642 / RVA65.643 (CE1P2392cz).

K dispozici jsou následující doplňkové funkce:



Doplňková funkce 1

Přepouštění vratné vody Y15 / Y⁻15 / B73
(Obslužné řádky 140, 141 a 142)



Doplňková funkce 2

Částečné nabíjení zásobníku Y14 / Y⁻14 / B43
s přepouštěcím ventilem
(Obslužné řádky 143, 144 a 145)



Doplňková funkce 3

Přečerpávací čerpadlo zásobníku Q11
(Obslužný řádek 146)



Doplňková funkce 4

Cirkulační čerpadlo TUV Q4
(Obslužný řádek 147)



Doplňková funkce 5

Doplňkové čerpadlo Q17 pro 2. stupeň tepelného čerpadla
(Obslužné řádky 148)

ZuFu 6
Q14



Doplňková funkce 6

Podávací čerpadlo Q14
(Obslužné řádky 149 a 195)

ZuFu 7



Doplňková funkce 7

Čerpadlo H1 Q15
(Obslužný řádek 150)


ZuFu 8
K10



Doplňková funkce 8

Alarmový výstup K10
(Obslužný řádek 151)

ZuFu9
K11



Doplňková funkce 9

Výstup ochrany proti přehřátí K11 / K⁻11,
normální a invertní výstup
(Obslužné řádky 152 a 153)

ZuFu 10



Doplňková funkce 10

Výstup funkce teploty spalin K17 / B8
(Obslužné řádky 154 a 155)

ZuFu 11
B42



Doplňková funkce 11

Třetí čidlo vyrovnávacího zásobníku B42
(Obslužný řádek 156)

ZuFu 12



Doplňková funkce 12

Čidlo náběhové teploty B10
(Obslužný řádek 157)

ZuFu 13



Doplňková funkce 13

Čidlo teploty náběhu soláru B62: pro regulaci otáček
čerpadla soláru nebo pro přepínání přepouštěcího ventilu
(pozice 1).
(Obslužný řádek 158)

ZuFu 14



Doplňková funkce 14

Čidlo teploty náběhu / zpátečky soláru B63 / B64 pro měření zisku tepla (ZuFu14)
(Obslužné řádky 159 a 160)

ZuFu 15



Doplňková funkce 15

Přepínací ventil výměníku tepla soláru K⁻8, invertní výstup
(Obslužný řádek 161)

ZuFu 16



Doplňková funkce 16

Přepínací ventil soláru K⁻9, invertní výstup
(Obslužný řádek 162)



Doplňková funkce 23

Výstup K13 pro volný časový spínací program
(Obslužný řádek 169)



Doplňková funkce 24

Elektrická topná spirála vyrovnávacího zásobníku K16
(Obslužný řádek 170)



Doplňková funkce 25

Elektrická topná spirála zásobníku TUV K6
(Obslužný řádek 171)

ZuFu 26



Doplňková funkce 26

Přepouštěcí ventil TUV Q⁻3, invertní výstup
(Obslužný řádek 172)

ZuFu 27


Y4 (Y⁻4)



Doplňková funkce 27

Zablokování zdroje tepla Y4 / Y⁻4, normální a invertní výstup
(Obslužné řádky 173 a 174)

ZuFu 28



Doplňková funkce 28

Solární ohřev bazénu K18 / K⁻18 / B13, normální a invertní výstup
(Obslužné řádky 175, 176 a 177)

5 Knihovna základních schémat

5.1 Všeobecně k volbě základního schématu

5.1.1 Struktura číslování základních schémat

Číslo základní aplikace má následující strukturu **xx.yzz**. Přičemž

- xx** pro kombinaci zdrojů tepla a
- y** pro kombinaci zásobníků
- zz** pro pořadové číslo základních schémat

5.1.2 Klíč pro kombinaci zdrojů tepla

Pro rychlejší orientaci v základních schématech jsou schémata rozdělena do skupin **xx**. Číslo **xx** odpovídá následujícímu řazení:

Jeden zdroj tepla (možné s RVA65.642 a RVA65.643)

- 0** Stav při dodávce (všechno vypnuto)
- 1** Solární kolektor
- 2** Olejový- / nebo plynový kotel
- 3** Kotel na dřevo
- 4** Tepelné čerpadlo

Dva zdroje tepla (možné s RVA65.642 a RVA65.643)

- 20** Solární kolektor a kotel na olej/plyn
- 21** Solární kolektor a kotle na dřevo
- 22** Solární kolektor a tepelné čerpadlo
- 24** Kotel na olej/plyn a kotel na dřevo
- 25** Kotel na olej/plyn a tepelné čerpadlo
- 27** Kotel na dřevo a tepelné čerpadlo

Tři zdroje tepla (možné pouze s RVA65.643)

Základní schémata jsou uvedeny v dokumentaci "Konfigurace a aplikace se třemi zdroji tepla" (P2395).

- 30** Solární kolektor, kotel na olej/plyn a kotel na dřevo
- 31** Solární kolektor, kotel na olej/plyn a tepelné čerpadlo
- 33** Solární kolektor, kotel na dřevo a tepelné čerpadlo

5.1.3 Klíč pro kombinaci zásobníků

Počet a typ zásobníků a jejich kombinace popisuje číslo **y** :

- 0** žádný zásobník
- 1** vyrovnávací zásobník
- 2** zásobník teplé užitkové vody
- 3** dva zásobníky teplé užitkové vody
- 4, 5** vyrovnávací zásobník a zásobník teplé užitkové vody
- 6** kombinovaný zásobník


5.1.4 Nastavení čísla základní aplikace

Nastavení základní aplikace se provádí na obslužném řádku 100.

5.2 Solární kolektor

Základní schéma č. 1.132

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41				B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
				Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4
<i>Rh</i>	0	1	2	3

Základní schéma č. 1.148

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41			B61	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	Q16			Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15
<i>Rh</i>	0	1	2	3			

Základní schéma č. 1.164

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41				B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8				Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1	2	3			

Základní schéma č. 1.180

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41			B61	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	Q16			Y1	Y2	Q2	Q5/K12		

Alternativní bloková schémata

Sol	0	5	6	16
Rh	0	1	2	3

Základní schéma č. 1.248

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3			B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	2	5		

Základní schéma č. 1.256

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3		B61	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15
<i>Rh</i>	0	1	2	3			
<i>BwSp</i>	2	5					

Základní schéma č. 1.280

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3			B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1	2	3			
BwSp	3	6					

Základní schéma č. 1.290

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3		B61	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		

Alternativní bloková schémata

Sol	0	5	6	16
Rh	0	1	2	3
BwSp	3	6		

Základní schéma č. 1.316

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3			B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	7	9		

Základní schéma č. 1.324

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3		B61	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15
<i>Rh</i>	0	1	2	3			
<i>BwSp</i>	7	9					

Základní schéma č. 1.364

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3			B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	Q13

Alternativní bloková schémata

Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1	2	3			
BwSp	8	10					

Základní schéma č. 1.372

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3		B61	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		Q13

Alternativní bloková schémata

Sol	0	5	6	16
Rh	0	1	2	3
BwSp	8	10		

Základní schéma č. 1.448

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	2	5		

Základní schéma č. 1.456

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15
<i>Rh</i>	0	1	2	3			
<i>BwSp</i>	2	5					

Základní schéma č. 1.480

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1	2	3			
<i>BwSp</i>	3	6					

Základní schéma č. 1.490

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	5	6	16
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	3	6		

Základní schéma č. 1.516

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	1	4		

Základní schéma č. 1.524

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15
<i>Rh</i>	0	1	2	3			
<i>BwSp</i>	1	4					

Základní schéma č. 1.548

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1	2	3			
BwSp	1	4					

Základní schéma č. 1.556

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		

Alternativní bloková schémata

Sol	0	5	6	16
Rh	0	1	2	3
BwSp	1	4		

Základní schéma č. 1.580

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11		
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 1.590

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 1.648

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>KoSp</i>	2	5		

Základní schéma č. 1.656

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15
<i>Rh</i>	0	1	2	3			
<i>KoSp</i>	2	5					

Základní schéma č. 1.680

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1	2	3			
<i>KoSp</i>	3	6					

Základní schéma č. 1.690

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		


Alternativní bloková schémata

<i>Sol</i>	0	5	6	16
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>KoSp</i>	3	6		

5.3 Kotel na olej / plyn

Základní schéma č. 2.000

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9			B2	B7	B1				
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1		Y1	Y2	Q2		Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 2.100

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B2	B7	B1			B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1		Y1	Y2	Q2		Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 2.101

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41				B1			B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
				Y1	Y2	Q2			

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 2.216

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B2	B7	B1	B31			
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2		Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rh	0	1	2	3						
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 2.217

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3			B1	B31			
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2			

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 2.416

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2		Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rh	0	1	2	3						
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 2.417

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2			

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 2.616

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2		Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rh	0	1	2	3						
KoSp	1	4								

Základní schéma č. 2.617

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2			


Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Rh	0	1	2	3					
KoSp	1	4							

5.4 Kotel na dřevo

Základní schéma č. 3.000

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9			B22	B72	B1				
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K3	Q10		Y1	Y2	Q2		Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2	3		

Základní schéma č. 3.001

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9			B22	B72	B1				
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q10		Y1	Y2	Q2		Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3	
<i>Rh</i>	0	1	2	3

Základní schéma č. 3.100

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B22	B72	B1			B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K3	Q10		Y1	Y2	Q2		Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 3.101

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B22	B72	B1			B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q10		Y1	Y2	Q2		Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3			
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 3.216

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B22	B72	B1	B31			
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2		Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>BwSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 3.217

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B22	B72	B1	B31			
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2		Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3	
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	1	4		

Základní schéma č. 3.416

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2		Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>BwSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 3.417

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2		Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3			
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>BwSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 3.616

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2		Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Rh	0	1	2	3		
KoSp	1	4				

Základní schéma č. 3.617

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2		Y9	Y10


Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3			
Rh	0	1	2	3		
KoSp	1	4				

5.5 Tepelné čerpadlo

Základní schéma č. 4.000

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9			B21	B71	B1		B11		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9		Y1	Y2	Q2			Q8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2	3		

Základní schéma č. 4.100

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B21	B71	B1		B11	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9		Y1	Y2	Q2			Q8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2	3		

Základní schéma č. 4.216

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B21	B71	B1	B31	B11		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2			Q8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>BwSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 4.416

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B1	B31	B11	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2			Q8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>BwSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 4.616

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B1	B31	B11	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2			Q8


Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>KoSp</i>	1	4				

5.6 Solární kolektor a kotel na olej / plyn

Základní schéma č. 20.132

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B2	B7	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K9	Y1	Y2	Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4						
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 20.133

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41				B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			K9	Y1	Y2	Q2	Q5		

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7		
Sol	0	1	3	4
Rh	0	1	2	3

Základní schéma č. 20.148

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B2	B7		B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q16	K9		Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
Rh	0	1	2							

Základní schéma č. 20.151

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41				B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q16	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 20.152

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B2	B7	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q16	Y1	Y2	Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	12							
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 20.164

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B2	B7			B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K8	K9		Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2							

Základní schéma č. 20.167

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41				B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			K8	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 20.168

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B2	B7	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K8	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6							
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 20.180

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B2	B7		B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K8		Q16	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	16						
Rh	0	1	2							

Základní schéma č. 20.183

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41				B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			K8	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		Q16

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Sol	0	5	6	16					
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 20.248

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B2	B7		B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9		Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4						
Rh	0	1	2							
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 20.251

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3			B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	1	3	4						
Rh	0	1	2	3						
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 20.252

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B2	B7	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1								
Rh	0	1	2	3						
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 20.256

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B2	B7		B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q16	Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
Rh	0	1	2							
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 20.258

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3			B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 20.280

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B2	B7		B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	K9	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2							
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 20.282

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3			B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7									
Sol	0	5	6	8	9	10	11				
Rh	0	1	2	3							
BwSp	3	6									

Základní schéma č. 20.290

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B2	B7		B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q16	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	16						
Rh	0	1	2							
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 20.292

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3			B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Sol	0	5	6	16					
Rh	0	1	2	3					
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 20.316

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B2	B7		B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q13	Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4						
Rh	0	1	2							
BwSp	7	9								

Základní schéma č. 20.318

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3			B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q13

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Sol	0	1	3	4					
Rh	0	1	2	3					
BwSp	7	9							

Základní schéma č. 20.324

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
	B33	B3	B2	B7	B61	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Q16	Q13	K9	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
BwSp	7	9								

Základní schéma č. 20.328

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3		B61	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K9		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Q16	Q13

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	7	9							

Základní schéma č. 20.364

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
	B33	B3	B2	B7		B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q13	K9	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
BwSp	8	10								

Základní schéma č. 20.369

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3			B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K9		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q13

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	8	10								

Základní schéma č. 20.372

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
	B33	B3	B2	B7	B61	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q13	Q16	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	16						
BwSp	8	10								

Základní schéma č. 20.376

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3		B61	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	Q13		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Sol	0	5	6	16					
Rh	0	1	2	3					
BwSp	8	10							

Základní schéma č. 20.448

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7		B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9		Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4						
Rh	0	1	2							
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 20.451

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Sol	0	1	3	4					
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 20.452

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1								
Rh	0	1	2	3						
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 20.456

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q16	Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
Rh	0	1	2							
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 20.458

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 20.480

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7		B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	K9	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2							
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 20.482

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 20.490

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q16	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	16						
Rh	0	1	2							
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 20.492

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	5	6	16						
Rh	0	1	2	3						
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 20.516

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7		B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9		Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4						
Rh	0	1	2							
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 20.519

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	1	3	4						
Rh	0	1	2	3						
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 20.520

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1								
Rh	0	1	2	3						
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 20.524

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q16	Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
Rh	0	1	2							
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 20.526

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 20.548

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7		B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	K9	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2							
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 20.550

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 20.556

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q16	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	16						
Rh	0	1	2							
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 20.558

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Sol	0	5	6	16					
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 20.580

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7		B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	K9	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2							
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 20.582

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 20.583

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K8	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	3	5	7	8	9		
Sol	0	5	6						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 20.590

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q16	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	16						
Rh	0	1	2							
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 20.592

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	5	6	16						
Rh	0	1	2	3						
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 20.648

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7		B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9		Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4						
Rh	0	1	2							
KoSp	2	5								

Základní schéma č. 20.651

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	1	3	4						
Rh	0	1	2	3						
KoSp	2	5								

Základní schéma č. 20.652

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1								
Rh	0	1	2	3						
KoSp	2	5								

Základní schéma č. 20.656

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q16	Q2	Q5	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
Rh	0	1	2							
KoSp	2	5								

Základní schéma č. 20.658

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
Rh	0	1	2	3						
KoSp	2	5								

Základní schéma č. 20.680

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7		B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	K9	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2							
KoSp	3	6								

Základní schéma č. 20.682

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3			B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7								
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
KoSp	3	6								

Základní schéma č. 20.690

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q16	Q2	Q5/K12	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sol	0	5	6	16						
Rh	0	1	2							
KoSp	3	6								

Základní schéma č. 20.692

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16


Alternativní bloková schémata

OeG	0	7		
Sol	0	5	6	16
Rh	0	1	2	3
KoSp	3	6		

5.7 Solární kolektor a kotel na dřevo

Základní schéma č. 21.132

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B22	B72	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K3	Q10	K9	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 21.133

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B22	B72	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q10	K9	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3			
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 21.148

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B22	B72	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3	Q10	Q16	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 21.149

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B22	B72	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9		Q10	Q16	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3						
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 21.164

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B22	B72	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	K9	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 21.165

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B22	B72	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	K9	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3						
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 21.180

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B22	B72	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q16	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					

Základní schéma č. 21.181

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B22	B72	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	Q16	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3						
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					

Základní schéma č. 21.248

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B22	B72	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 21.249

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B22	B72	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3			
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 21.256

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B22	B72		B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q16	K3	Q10	Q3	K9		Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1	2				
BwSp	2	5					

Základní schéma č. 21.257

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B22	B72	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q16	K9	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3					
Sol	0	1	3	4	12	14	15	
Rh	0	1	2	3				
BwSp	2	5						

Základní schéma č. 21.258

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B22	B72	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q16	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 21.259

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B22	B72	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q16	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
Sol	0	1	12						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 21.280

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B22	B72		B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	K9		Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5	
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1	2				
<i>BwSp</i>	3	6					

Základní schéma č. 21.281

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B22	B72	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K9	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3				
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1	2	3			
<i>BwSp</i>	3	6					

Základní schéma č. 21.282

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B22	B72	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 21.283

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B22	B72	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
Sol	0	5	6						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 21.290

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B22	B72		B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3		Q16	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	5	6	16		
<i>Rh</i>	0	1	2			
<i>BwSp</i>	3	6				

Základní schéma č. 21.291

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B22	B72	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	Q16	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3			
<i>Sol</i>	0	5	6	16		
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>BwSp</i>	3	6				

Základní schéma č. 21.292

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B22	B72	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5
Sol	0	5	6	16
Rh	0	1	2	3
BwSp	3	6		

Základní schéma č. 21.316

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B22	B72		B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	K3	Q10	Q3	K9		Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2			
BwSp	7	9				

Základní schéma č. 21.317

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	K9	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3	
<i>Sol</i>	0	1	3	4
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	7	9		

Základní schéma č. 21.318

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	5
<i>Sol</i>	0	1	3	4
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	7	9		

Základní schéma č. 21.319

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	1				
Rh	0	1	2	3		
BwSp	7	9				

Základní schéma č. 21.324

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	K3	Q10	Q3	K9	Q16	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1	2				
BwSp	7	9					

Základní schéma č. 21.325

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13		Q10	Q3	K9	Q16	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3						
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2						
BwSp	7	9							

Základní schéma č. 21.326

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3		B61	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	K3		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	5							
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	7	9							

Základní schéma č. 21.364

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B22	B72		B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	K9	Q13	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5				
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2							
BwSp	8	10								

Základní schéma č. 21.365

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B22	B72		B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	Q3	K9	Q13	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3							
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2							
BwSp	8	10								

Základní schéma č. 21.366

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109		
B9	B33	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B32		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110	
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	Q13	

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5						
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	8	10								

Základní schéma č. 21.367

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109		
B9	B33	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B32		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110	
K8		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	Q13	

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1								
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	8	10								

Základní schéma č. 21.368

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	Q13	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3	
Sol	0	5	6	
Rh	0	1	2	3
BwSp	8	10		

Základní schéma č. 21.372

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Q16	Q13	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1	2			
BwSp	8	10				

Základní schéma č. 21.373

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	Q3	Q16	Q13	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3	
<i>Sol</i>	0	5	6	16
<i>Rh</i>	0	1	2	
<i>BwSp</i>	8	10		

Základní schéma č. 21.374

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3		B61	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Q16	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	5		
<i>Sol</i>	0	5	6	16
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	8	10		

Základní schéma č. 21.448

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 21.449

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3			
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 21.456

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3	Q10	Q3		Q16	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1	2				
BwSp	2	5					

Základní schéma č. 21.457

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9		Q10	Q3		Q16	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3					
Sol	0	1	3	4	12	14	15	
Rh	0	1	2					
BwSp	2	5						

Základní schéma č. 21.458

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5		Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	5							
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 21.480

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72		B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	K9		Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2						
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 21.481

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K9	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3							
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 21.482

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5						
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 21.483

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	5	6			
Rh	0	1	2	3		
BwSp	3	6				

Základní schéma č. 21.490

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3		Q16	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1	2			
BwSp	3	6				

Základní schéma č. 21.491

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	Q3		Q16	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3	
<i>Sol</i>	0	5	6	16
<i>Rh</i>	0	1	2	
<i>BwSp</i>	3	6		

Základní schéma č. 21.492

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	5		
<i>Sol</i>	0	5	6	16
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	3	6		

Základní schéma č. 21.516

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	1	3	4		
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>BwSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 21.517

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3		
<i>Sol</i>	0	1	3	4	
<i>Rh</i>	0	1	2	3	
<i>BwSp</i>	1	4			

Základní schéma č. 21.524

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3	Q10	Q3		Q16	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5	
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15
<i>Rh</i>	0	1	2				
<i>BwSp</i>	1	4					

Základní schéma č. 21.525

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9		Q10	Q3		Q16	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3					
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15	
<i>Rh</i>	0	1	2					
<i>BwSp</i>	1	4						

Základní schéma č. 21.526

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5		Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	5							
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 21.548

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72		B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	K9		Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2						
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 21.549

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K9	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3							
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 21.550

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	5						
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 21.551

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	5	6			
Rh	0	1	2	3		
BwSp	1	4				

Základní schéma č. 21.556

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3		Q16	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1	2			
BwSp	1	4				

Základní schéma č. 21.557

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	Q3		Q16	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	3	
<i>Sol</i>	0	5	6	16
<i>Rh</i>	0	1	2	
<i>BwSp</i>	1	4		

Základní schéma č. 21.558

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	5		
<i>Sol</i>	0	5	6	16
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	1	4		

Základní schéma č. 21.580

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72		B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	K9		Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5				
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2							
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 21.581

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K9	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3							
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 21.582

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 21.583

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
Sol	0	5	6						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 21.590

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3		Q16	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1	2			
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 21.591

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	Q3		Q16	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3			
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1	2			
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 21.592

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	5							
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 21.648

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>KoSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 21.649

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3	
Sol	0	1	3	4
Rh	0	1	2	3
KoSp	2	5		

Základní schéma č. 21.656

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3	Q10	Q3		Q16	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1	2				
KoSp	2	5					

Základní schéma č. 21.657

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9		Q10	Q3		Q16	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3						
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2						
KoSp	2	5							

Základní schéma č. 21.658

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5		Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	5							
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
KoSp	2	5							

Základní schéma č. 21.680

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72		B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	K9		Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2						
KoSp	3	6							

Základní schéma č. 21.681

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K9	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3						
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2	3					
KoSp	3	6							

Základní schéma č. 21.682

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	5					
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11		
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>KoSp</i>	3	6							

Základní schéma č. 21.683

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	5	6						
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>KoSp</i>	3	6							

Základní schéma č. 21.690

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3		Q16	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1	2			
KoSp	3	6				

Základní schéma č. 21.691

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B22	B72	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	Q3		Q16	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	3			
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1	2			
KoSp	3	6				

Základní schéma č. 21.692

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12		Q16


Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	5		
<i>Sol</i>	0	5	6	16
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>KoSp</i>	3	6		

5.8 Solární kolektor a tepelné čerpadlo

Základní schéma č. 22.132

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B11	B21	B71	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q8	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	1	3	4		
<i>Rh</i>	0	1	2	3		

Základní schéma č. 22.148

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B11	B21	B71	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q8	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5	
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15
<i>Rh</i>	0	1	2	3			

Základní schéma č. 22.164

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B11	B21	B71	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q8	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5	
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1	2	3			

Základní schéma č. 22.180

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B11	B21	B71	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q8	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	5	6	16		
<i>Rh</i>	0	1	2	3		

Základní schéma č. 22.248

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B21	B71	B1	B31	B6	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	1	3	4		
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>BwSp</i>	2	5				

Základní schéma č. 22.256

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B21	B71		B31	B6	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8		Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5	
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15
<i>Rh</i>	0	1	2				
<i>BwSp</i>	2	5					

Základní schéma č. 22.257

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q8	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16


Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	3	5					
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Wp	0	1	3	5
----	---	---	---	---

Základní schéma č. 22.258

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B21	B71	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5					
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 22.259

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Q8	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5		
<i>Sol</i>	0	1	12					
<i>Rh</i>	0	1	2	3				
<i>BwSp</i>	2	5						

Základní schéma č. 22.280

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B21	B71		B31	B6	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8		Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5		
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11	
<i>Rh</i>	0	1	2					
<i>BwSp</i>	3	6						

Základní schéma č. 22.281

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B21	B71	B1	B31	B6	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q8	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	3	5						
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	3	6								

Základní schéma č. 22.282

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B21	B71	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5						
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	3	6								

Základní schéma č. 22.283

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B21	B71	B1	B31	B6	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	5	6			
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>BwSp</i>	3	6				

Základní schéma č. 22.290

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B21	B71		B31	B6	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8		Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	5	6	16		
<i>Rh</i>	0	1	2			
<i>BwSp</i>	3	6				

Základní schéma č. 22.291

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q8	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	3	5
Sol	0	5	6	16
Rh	0	1	2	3
BwSp	3	6		

Základní schéma č. 22.292

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B61	B3	B21	B71	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5
Sol	0	5	6	16
Rh	0	1	2	3
BwSp	3	6		

Základní schéma č. 22.316

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B21	B71	B11	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8		Q2	Q5	K9	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	1	3	4		
<i>Rh</i>	0	1	2			
<i>BwSp</i>	7	9				

Základní schéma č. 22.317

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B21	B71		B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3			Q2	Q5	K9	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5
<i>Sol</i>	0	1	3	4
<i>Rh</i>	0	1	2	
<i>BwSp</i>	7	9		

Základní schéma č. 22.324

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B33	B3	B21	B71	B61	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8	K9		Q5	Q16	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5	
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15
<i>BwSp</i>	7	9					

Základní schéma č. 22.325

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B21	B71	B61	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3		K9	Q2	Q5	Q16	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5			
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15
<i>Rh</i>	0	1	2				
<i>BwSp</i>	7	9					

Základní schéma č. 22.326

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3		B61	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K15	K9		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Q16	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	5							
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15		
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	7	9							

Základní schéma č. 22.364

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B21	B71	B11	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8	K9	Q2	Q5/K12	K8	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11		
<i>Rh</i>	0	1	2						
<i>BwSp</i>	8	10							

Základní schéma č. 22.365

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K9	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11		
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	8	10							

Základní schéma č. 22.366

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5					
<i>Sol</i>	0	5	6						
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	8	10							

Základní schéma č. 22.372

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B33	B3	B21	B71	B61	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8	Q16		Q5/K12	K8	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	5	6	16		
<i>BwSp</i>	8	10				

Základní schéma č. 22.373

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B21	B71	B61	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3		Q16	Q2	Q5/K12	K8	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5
<i>Sol</i>	0	5	6	16
<i>Rh</i>	0	1	2	
<i>BwSp</i>	8	10		

Základní schéma č. 22.374

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3		B61	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K15	Q16		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q13

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	5							
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	8	10							

Základní schéma č. 22.448

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B11	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8		Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2						
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 22.449

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5					
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 22.456

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B21	B71	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8			Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15		
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 22.458

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K15			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	5							
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15		
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 22.480

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B11	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8		Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11		
<i>Rh</i>	0	1	2						
<i>BwSp</i>	3	6							

Základní schéma č. 22.481

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5						
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	3	6								

Základní schéma č. 22.490

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B21	B71	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8			Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>Sol</i>	0	5	6	16						
<i>BwSp</i>	3	6								

Základní schéma č. 22.492

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K15			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	5							
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	3	6							

Základní schéma č. 22.516

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B11	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8		Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2						
<i>BwSp</i>	1	4							

Základní schéma č. 22.517

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5					
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	1	4							

Základní schéma č. 22.524

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B21	B71	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8			Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15		
<i>BwSp</i>	1	4							

Základní schéma č. 22.526

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K15			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

Wp	0	5							
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 22.548

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B11	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8		Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5			
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2						
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 22.549

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5						
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 22.556

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B21	B71	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8			Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5				
Sol	0	5	6	16						
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 22.558

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K15			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	5							
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	1	4							

Základní schéma č. 22.580

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B11	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8		Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11		
<i>Rh</i>	0	1	2						
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 22.581

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5						
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	2	5								

Základní schéma č. 22.590

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B21	B71	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8			Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>Sol</i>	0	5	6	16						
<i>BwSp</i>	2	5								

Základní schéma č. 22.592

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K15			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

Wp	0	5							
Sol	0	5	6	16					
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 22.648

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B11	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8		Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5			
Sol	0	1	3	4					
Rh	0	1	2						
KoSp	2	5							

Základní schéma č. 22.649

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5					
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>KoSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 22.656

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B21	B71	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8			Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15		
<i>KoSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 22.658

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K15			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

Wp	0	5							
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
KoSp	2	5							

Základní schéma č. 22.680

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B11	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8		Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5			
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2						
KoSp	3	6							

Základní schéma č. 22.681

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5						
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>KoSp</i>	3	6								

Základní schéma č. 22.690

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B21	B71	B61	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Q8			Q5/K12	K8	Q16

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>Sol</i>	0	5	6	16						
<i>KoSp</i>	3	6								

Základní schéma č. 22.692

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B61	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K15			Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q16


Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	5		
<i>Sol</i>	0	5	6	16
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>KoSp</i>	3	6		

5.9 Kotel na ole / plyn a kotel na dřevo

Základní schéma č. 24.000

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B72	B2	B7			B22		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K3	Y9	Y10	Q2	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1	2	3	4	5				
Rh	0	1	2							

Základní schéma č. 24.001

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B72	B2	B7			B22		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1		Y9	Y10	Q2	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1	3							
Rh	0	1	2							

Základní schéma č. 24.003

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B72	B2		B1		B22		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1		Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	7	8	9
Ho	0	1	3			
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 24.005

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B72			B1		B22		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
				Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7				
Ho	0	1	3			
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 24.007

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B72	B2	B7	B1		B22		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1		Y1	Y2	Q2	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1								
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 24.100

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B7			B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K3	Y9	Y10	Q2	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1	2	3	4	5				
Rh	0	1	2							

Základní schéma č. 24.101

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B7			B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1		Y9	Y10	Q2	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1	3							
Rh	0	1	2							

Základní schéma č. 24.102

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2		B1		B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	7	8	9			
Ho	0	1	2	3	4	5			
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 24.103

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2		B1		B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1		Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	7	8	9
Ho	0	1	3			
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 24.105

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72			B1		B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
				Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7				
Ho	0	1	3			
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 24.106

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B7	B1		B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1	2	5						
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 24.107

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B7	B1		B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1		Y1	Y2	Q2	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1								
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 24.216

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
	B72	B3	B2	B7		B31	B22		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y9	Y10	K3	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1	2	3	4	5				
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 24.219

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B7		B31	B22		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y9	Y10	Q2	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1	3							
Rh	0	1	2							
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 24.223

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3			B1	B31	B22		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Ho	0	1	3						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 24.224

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2		B1	B31	B22		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	7	8	9			
Ho	0	1	3						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 24.226

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B7	B1	B31	B22		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1								
Rh	0	1	2	3						
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 24.416

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
	B41	B3	B2	B7	B72	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y9	Y10	K3	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1	2	3	4	5				
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 24.419

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B72	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y9	Y10	Q2	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1	3							
Rh	0	1	2							
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 24.421

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B72	B1	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K3	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	7	8	9					
Ho	0	1	2	3	4	5				
Rh	0	1	2	3						
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 24.423

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B72	B1	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Ho	0	1	3						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 24.424

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B72	B1	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	7	8	9			
Ho	0	1	3						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 24.425

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B72	B1	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	K3	

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	7	8	9			
Ho	0	1	2	5					
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 24.426

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K3	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	5								
Rh	0	1	2	3						
BwSp	1	4								

Základní schéma č. 24.616

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
	B41	B3	B2	B7	B72	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y9	Y10	K3	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1	2	3	4	5				
KoSp	1	4								

Základní schéma č. 24.619

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B72	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y9	Y10	Q2	Q10	Y7/Q12	Y8

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ho	0	1	3							
Rh	0	1	2							
KoSp	1	4								

Základní schéma č. 24.621

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B72	B1	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K3	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	7	8	9				
Ho	0	1	2	3	4	5			
Rh	0	1	2	3					
KoSp	1	4							

Základní schéma č. 24.623

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B72	B1	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
			Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	7							
Ho	0	1	3						
Rh	0	1	2	3					
KoSp	1	4							

Základní schéma č. 24.624

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B72	B1	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	7	8	9
Ho	0	1	3			
Rh	0	1	2	3		
KoSp	1	4				

Základní schéma č. 24.625

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B72	B1	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	K3	

Alternativní bloková schémata

OeG	0	1	2	7	8	9
Ho	0	1	2	5		
Rh	0	1	2	3		
KoSp	1	4				

Základní schéma č. 24.626

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K3	Y7	Y8


Alternativní bloková schémata

<i>OeG</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Ho</i>	0	5								
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>KoSp</i>	1	4								

5.10 Kotel na olej / plyn a tepelné čerpadlo

Základní schéma č. 25.000

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9			B2	B7		B71	B21	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q9	K2	Q8	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5				
OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rh	0	1	2							

Základní schéma č. 25.001

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9			B2		B1	B71	B21	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q9	Y1	Y2	Q2	K1/K15	K2	Q8

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	1	2	7	8	9			
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 25.002

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9			B2	B7	B1	B71	B21	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q8	Q1	Q9	Y1	Y2	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	3	5					
<i>OeG</i>	0	1	3	5	7	8	9		
<i>Rh</i>	0	1	2	3					

Základní schéma č. 25.003

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9			B2	B7	B1	B71	B21		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K2	Q1	Q9	Y1	Y2	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5					
<i>OeG</i>	0	1	3	5	7	8	9		
<i>Rh</i>	0	1	2	3					

Základní schéma č. 25.004

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9			B2	B7	B1	B71	B21		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q9	Y1	Y2	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5							
<i>OeG</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Rh</i>	0	1	2	3						

Základní schéma č. 25.100

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B11	B2	B7		B71	B21	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q9	K2	Q8	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>OeG</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Rh</i>	0	1	2							

Základní schéma č. 25.101

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B11	B2		B1	B71	B21	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q9	Y1	Y2	Q2	K1/K15	K2	Q8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9
<i>Rh</i>	0	1	2	3		

Základní schéma č. 25.102

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B11	B2	B7	B1	B71	B21	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q8	Q1	Q9	Y1	Y2	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	3	5				
<i>OeG</i>	0	1	3	5	7	8	9	
<i>Rh</i>	0	1	2	3				

Základní schéma č. 25.103

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B2	B7	B1	B71	B21	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K2	Q1	Q9	Y1	Y2	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5					
OeG	0	1	3	5	7	8	9		
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 25.104

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B2	B7	B1	B71	B21	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q9	Y1	Y2	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5							
OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 25.216

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
	B71	B3	B2	B7		B31	B21	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K2	Q9	Q8	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>OeG</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 25.217

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B7		B31	B21	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q8	Q1	Q3	K2	Q9	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>OeG</i>	0	1	3	5	7	8	9			
<i>Rh</i>	0	1	2							
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 25.218

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2			B31	B21	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K2	Q9	Q2	K1/K15		Q8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9
<i>Rh</i>	0	1	2			
<i>BwSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 25.219

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B7		B31	B21	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Q8	Q9	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	3	5						
<i>OeG</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Rh</i>	0	1	2							
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 25.220

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B7		B31	B21		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K2	Q9	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5						
<i>OeG</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Rh</i>	0	1	2							
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 25.221

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2		B1	B31	B21	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q8	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K1/K15	K2	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>OeG</i>	0	1	7	8	9					
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 25.222

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B7	B1	B31	B21		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q9	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5						
OeG	0	1	3	5	7	8	9		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 25.223

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2		B1	B31	B21	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K1/K15	Q8	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	3	5					
OeG	0	1	2	7	8	9			
Rh	0	1	2	3					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 25.224

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2		B1	B31	B21		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K1/K15	K2	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5						
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9				
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 25.225

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9		B3	B2	B7	B1	B31			
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	5								
<i>OeG</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 25.416

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B7	B71	B31	B21	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K2	Q9	Q8	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>OeG</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 25.419

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B11	B71	B1	B31	B21	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K14	Q8		Q3	Y1	Y2	Q2	K1/K15	K2	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>OeG</i>	0	7	9							
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 25.420

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B71	B1	B31	B21	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K1/K15	K2	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5					
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9			
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	1	4							

Základní schéma č. 25.421

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	5								
<i>OeG</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	1	4								

Základní schéma č. 25.616

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B7	B71	B31	B21	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K2	Q9	Q8	K1/K15	Y7	Y8

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5				
OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KoSp	1	4								

Základní schéma č. 25.619

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B11	B71	B1	B31	B21	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K14	Q8		Q3	Y1	Y2	Q2	K1/K15	K2	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5				
OeG	0	7	9							
Rh	0	1	2	3						
KoSp	1	4								

Základní schéma č. 25.620

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B71	B1	B31	B21	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K1/K15	K2	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5						
OeG	0	1	2	7	8	9				
Rh	0	1	2	3						
KoSp	1	4								

Základní schéma č. 25.621

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B7	B1	B31		B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	K15	Y7	Y8


Alternativní bloková schémata

Wp	0	5								
OeG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rh	0	1	2	3						
KoSp	1	4								

5.11 Kotel na dřevo a tepelné čerpadlo

Základní schéma č. 27.000

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9			B21	B71		B72	B22	B11	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q8	K3		Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2			

Základní schéma č. 27.100

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B11	B21	B71		B72	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q8	K3		Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2			

Základní schéma č. 27.101

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B11	B21	B71	B1	B72	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q8	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Ho</i>	0	1	3			
<i>Rh</i>	0	1	2	3		

Základní schéma č. 27.102

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B11	B21	B71	B1	B72	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q8	Y1	Y2	Q2	Q10	K3	

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Ho</i>	0	1	2	5		
<i>Rh</i>	0	1	2	3		

Základní schéma č. 27.103

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B11	B21	B71	B1	B72	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K3	Q9	Q8	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	3	5		
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2	3		

Základní schéma č. 27.104

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41		B21	B71	B1	B72	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	K3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5		
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2	3		

Základní schéma č. 27.416

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B21	B71	B72	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	K3	Q8		Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>BwSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 27.418

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B1	B31	B11	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2		K3	Q8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Ho</i>	0	5				
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>BwSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 27.419

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B72	B1	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K15	K3		Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	5							
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	1	4							

Základní schéma č. 27.616

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B21	B71	B72	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	K3	Q8		Q10	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>KoSp</i>	1	4							

Základní schéma č. 27.618

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B21	B71	B1	B31	B11	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	K2	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2		K3	Q8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Ho</i>	0	5				
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>KoSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 27.619

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3		B72	B1	B31	B22	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K15	K3		Q3	Y1	Y2	Q2	Q10	Y9	Y10


Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	5				
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>KoSp</i>	1	4				

5.12 Solární kolektor, kotel na olej / plyn a kotel na dřevo

Základní schéma č. 30.132

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B22			B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/14	K5	Q1	Q10	K3	K9	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2			

Základní schéma č. 30.133

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B22	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q10	Y1	Y2	Q2	Q5	K3	K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5		
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 30.134

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B22	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K3	Q1	Q10	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	1				
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 30.135

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72		B22	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K3	K9	Q10	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 30.148

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B22		B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q10	K3	K9	Q16	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1							

Základní schéma č. 30.149

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B22	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K3	Q1	Q10	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	1	7	8	9				
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 30.150

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B22	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q10	Y1	Y2	Q2	Q5	K3	Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	1	12						
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 30.151

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72		B22	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K3	Q16	K9	Q10	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	7							
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 30.164

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B22			B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q10	K3	K9	K8	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5				
OeG	0	1	2	7	8	9				
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1								

Základní schéma č. 30.165

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B22	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q10	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	K8

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5						
OeG	0	1	7	8	9					
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 30.166

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B22	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q10	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	K8

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	5	6						
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 30.167

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72		B22	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3	K8	Q10	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	7							
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 30.180

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B22		B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q10	K3	Q16	K8	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1				

Základní schéma č. 30.181

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72	B2	B22	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q16	Q1	Q10	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	K8

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5	
OeG	0	1	7	8	9
Sol	0	5	6	16	
Rh	0	1	2	3	

Základní schéma č. 30.182

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B72		B22	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K3	Q16	K8	Q10	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 30.248

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22		B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	K9	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1				
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 30.249

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K3	Q10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	1	7	8	9				
Sol	0	1	3	4					
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 30.250

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K3	Q10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	1							
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 30.251

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3		B22	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K3	K9	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 30.256

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22		B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K3	Q10	Q16	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1					
BwSp	2	5					

Základní schéma č. 30.257

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22		B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	Q16	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	12			
Rh	0	1				
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 30.258

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22		B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	Q2	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5				
OeG	0	1	2	7	8	9		
Sol	0	1	3	4	12	14	15	
Rh	0	1	2					
BwSp	2	5						

Základní schéma č. 30.259

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22	B1	B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q16	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K3	Q10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5				
OeG	0	1	7	8	9			
Sol	0	1	12					
Rh	0	1	2	3				
BwSp	2	5						

Základní schéma č. 30.260

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3		B22	B1	B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	Q16	K9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K3	Q10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5				
OeG	0	7						
Sol	0	1	3	4	12	14	15	
Rh	0	1	2	3				
BwSp	2	5						

Základní schéma č. 30.261

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3		B22	B1	B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K3	Q16	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	1	12			
Rh	0	1	2	3		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 30.280

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22		B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1					
BwSp	3	6					

Základní schéma č. 30.281

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22		B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6			
Rh	0	1				
BwSp	3	6				

Základní schéma č. 30.282

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22		B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	Q2	Q5/K12	K3	K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5				
OeG	0	1	2	7	8	9		
Sol	0	5	6	8	9	10	11	
Rh	0	1	2					
BwSp	3	6						

Základní schéma č. 30.283

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K8	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	Q10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	1	7	8	9				
Sol	0	5	6						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 30.284

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3		B22	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K8	K9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	Q10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	7							
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 30.285

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3		B22	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K3	K8	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	5	6			
Rh	0	1	2	3		
BwSp	3	6				

Základní schéma č. 30.290

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22		B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q16	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1				
BwSp	3	6				

Základní schéma č. 30.291

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3	B2	B22		B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	Q2	Q5/K12	K3	Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	5	6	16					
Rh	0	1	2						
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 30.292

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B72	B3		B22	B1	B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K8	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	7							
Sol	0	5	6	16					
Rh	0	1	2	3					
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 30.316

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K3	Q10	Q13	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1				
BwSp	7	9				

Základní schéma č. 30.317

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	Q13	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1				
Rh	0	1				
BwSp	7	9				

Základní schéma č. 30.318

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	Q2	Q5	Q13	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	5					
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9			
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2						
<i>BwSp</i>	7	9							

Základní schéma č. 30.319

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Q13	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	5					
<i>OeG</i>	0	7							
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	7	9							

Základní schéma č. 30.320

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	1				
Rh	0	1	2	3		
BwSp	7	9				

Základní schéma č. 30.324

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B33	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	Q13	Q5	K9	Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5			
OeG	0	1	2	7	8	9	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
BwSp	7	9					

Základní schéma č. 30.325

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B33	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q16	Q1	Q3	K3	Q10	Q13	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	1	12			
BwSp	7	9				

Základní schéma č. 30.326

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B61	B22	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	Q16	K9	Q3	K3	Q10	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	7					
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1	2				
BwSp	7	9					

Základní schéma č. 30.364

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q13	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	5	6			
Rh	0	1				
BwSp	8	10				

Základní schéma č. 30.365

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Q13	K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5			
OeG	0	1	2	7	8	9	
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1					
BwSp	8	10					

Základní schéma č. 30.366

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3		B22	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	K3	K9	Q3	K8	Q10	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	7					
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1	2				
BwSp	8	10					

Základní schéma č. 30.367

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	K3	K9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K8	Q10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5			
OeG	0	7					
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1	2	3			
BwSp	8	10					

Základní schéma č. 30.372

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B33	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Q13	Q16

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	5	6	16					
BwSp	8	10							

Základní schéma č. 30.373

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B61	B22	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	K3	Q16	Q3	K8	Q10	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	7							
Sol	0	5	6	16					
Rh	0	1	2						
BwSp	8	10							

Základní schéma č. 30.448

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	K9	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1				
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 30.449

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K3	K9	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 30.456

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K3	Q10	Q16	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	1	7	8	9				
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 30.457

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	Q16	Q5		K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 30.458

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	Q16	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	12			
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 30.480

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1					
BwSp	3	6					

Základní schéma č. 30.481

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6			
Rh	0	1				
BwSp	3	6				

Základní schéma č. 30.482

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	Q2	Q5/K12	K3	K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5			
OeG	0	1	2	7	8	9	
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1	2				
BwSp	3	6					

Základní schéma č. 30.483

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5						
OeG	0	7								
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 30.484

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5				
OeG	0	7								
Sol	0	5	6							
Rh	0	1	2	3						
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 30.490

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K3	Q1	Q3	K8	Q10	Q16	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	5	6	16		
BwSp	3	6				

Základní schéma č. 30.491

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	Q16	Q5/K12	K3	

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5		
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6	16		
BwSp	3	6				

Základní schéma č. 30.516

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	K9	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1				
BwSp	1	4				

Základní schéma č. 30.517

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		
BwSp	1	4				

Základní schéma č. 30.524

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K3	Q10	Q16	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	1	3	4	12	14	15
BwSp	1	4					

Základní schéma č. 30.525

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	Q16	Q5		K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5			
OeG	0	1	2	7	8	9	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
BwSp	1	4					

Základní schéma č. 30.526

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K3	Q10	Q16	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	12			
BwSp	1	4				

Základní schéma č. 30.548

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1					
BwSp	1	4					

Základní schéma č. 30.549

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6			
Rh	0	1				
BwSp	1	4				

Základní schéma č. 30.550

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	Q2	Q5/K12	K3	K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5				
OeG	0	1	2	7	8	9		
Sol	0	5	6	8	9	10	11	
Rh	0	1	2					
BwSp	1	4						

Základní schéma č. 30.551

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	5			
<i>OeG</i>	0	7					
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1	2	3			
<i>BwSp</i>	1	4					

Základní schéma č. 30.552

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>OeG</i>	0	7				
<i>Sol</i>	0	5	6			
<i>Rh</i>	0	1	2	3		
<i>BwSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 30.556

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K3	Q1	Q3	K8	Q10	Q16	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	5	6	16		
BwSp	1	4				

Základní schéma č. 30.557

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	Q16	Q5/K12	K3	

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5		
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6	16		
BwSp	1	4				

Základní schéma č. 30.580

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1					
BwSp	2	5					

Základní schéma č. 30.581

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6			
Rh	0	1				
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 30.582

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	Q2	Q5/K12	K3	K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5							
OeG	0	1	2	7	8	9					
Sol	0	5	6	8	9	10	11				
Rh	0	1	2								
BwSp	2	5									

Základní schéma č. 30.583

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5							
OeG	0	7									
Sol	0	5	6	8	9	10	11				
Rh	0	1	2	3							
BwSp	2	5									

Základní schéma č. 30.584

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	5	6			
Rh	0	1	2	3		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 30.590

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K3	Q1	Q3	K8	Q10	Q16	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	5	6	16		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 30.591

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	Q16	Q5/K12	K3	

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	5	6	16					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 30.648

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q10	K3	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	1	3	4					
Rh	0	1							
KoSp	2	5							

Základní schéma č. 30.649

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K3	K9	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		
KoSp	2	5				

Základní schéma č. 30.656

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	Q16	Q10	K3	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	1	3	4	12	14	15
KoSp	2	5					

Základní schéma č. 30.657

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Q16	Q10	K3	Q5		K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5					
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
KoSp	2	5							

Základní schéma č. 30.658

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Q16	Q10	K3	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	1	12						
KoSp	2	5							

Základní schéma č. 30.680

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1					
KoSp	3	6					

Základní schéma č. 30.681

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	K3	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6			
Rh	0	1				
KoSp	3	6				

Základní schéma č. 30.682

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	Q2	Q5/K12	K3	K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5						
OeG	0	1	2	7	8	9				
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2							
KoSp	3	6								

Základní schéma č. 30.683

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8		Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	K9

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	5						
OeG	0	7								
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
KoSp	3	6								

Základní schéma č. 30.684

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B72	B22	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K8	K3	Q10	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	5	6			
Rh	0	1	2	3		
KoSp	3	6				

Základní schéma č. 30.690

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K3	Q1	Q3	K8	Q10	Q16	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Ho	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	5	6	16		
KoSp	3	6				

Základní schéma č. 30.691

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B22	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q10	Q16	Q5/K12	K3	


Alternativní bloková schémata

<i>Ho</i>	0	1	2	5					
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9			
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>KoSp</i>	3	6							

5.13 Solární kolektor, kotel na olej / plyn a tepelné čerpadlo

Základní schéma č. 31.132

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B2	B21	B11		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K2	K9	Q8	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2			

Základní schéma č. 31.133

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B2	B21	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K9	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5			
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 31.136

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B2	B21	B1	B11	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q8	Q1	K2	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	1				
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 31.137

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B11	B21	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	Q8		K2	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 31.148

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B2	B21	B11	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q16	K9	Q8	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	2	7	8	9	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1					

Základní schéma č. 31.149

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B2	B21	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q16	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5				
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1	2	3			

Základní schéma č. 31.150

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B2	B21	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q16	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5						
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	1	12						
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 31.152

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B11	B21	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K2	Q8	Q16	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	7							
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 31.164

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B2	B21	B11		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K8	K9	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5				
OeG	0	1	2	7	8	9				
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1								

Základní schéma č. 31.165

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B2	B21	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	K8	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5							
OeG	0	1	7	8	9					
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						

Základní schéma č. 31.166

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B2	B21	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K8	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5						
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	5	6						
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 31.168

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B11	B21	B1		B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K2	Q8	K8	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	7							
Sol	0	5	6	8	9	10	11		
Rh	0	1	2	3					

Základní schéma č. 31.180

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B2	B21	B11	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	K8	Q16	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1				

Základní schéma č. 31.181

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B2	B21	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q16	Q1	K8	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5			
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 31.182

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B11	B21	B1	B61	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	Q16	Q8	K8	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1	2	3		

Základní schéma č. 31.248

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B21	B11	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q8	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1				
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 31.249

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B21	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>OeG</i>	0	1	7	8	9				
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 31.250

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B21	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9			
<i>Sol</i>	0	1							
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 31.252

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B11	B21	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K9	K2	Q8	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1	2	3		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 31.257

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B21	B11	B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q8	Q1	Q3	K9	Q16	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1					
BwSp	2	5					

Základní schéma č. 31.258

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B21	B11	B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Q8	Q16	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	12			
Rh	0	1				
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 31.259

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B21		B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q16	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5				
OeG	0	1	2	7	8	9	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1	2				
BwSp	2	5					

Základní schéma č. 31.260

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B21	B1	B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q16	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5						
OeG	0	1	7	8	9				
Sol	0	1	12						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 31.261

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3		B21	B1	B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	Q16	K9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5					
OeG	0	7							
Sol	0	1	3	4	12	14	15		
Rh	0	1	2	3					
BwSp	2	5							

Základní schéma č. 31.262

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B11	B21	B1	B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	Q16	Q8	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	7				
Sol	0	1	12			
Rh	0	1	2	3		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 31.281

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B21	B11	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K8	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1					
BwSp	3	6					

Základní schéma č. 31.282

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109
B9	B71	B3	B2	B21	B11	B31	B6	


Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9
<i>Sol</i>	0	5	6			
<i>Rh</i>	0	1				
<i>BwSp</i>	3	6				

Základní schéma č. 31.283

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109
B9	B71	B3	B2	B21		B31	B6	


Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	K9	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5				
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9	
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1	2				
<i>BwSp</i>	3	6					

Základní schéma č. 31.284

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B21	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K8	Q1	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5						
OeG	0	1	7	8	9				
Sol	0	5	6						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 31.285

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B11	B21	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	K8	Q8	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	7							
Sol	0	5	6						
Rh	0	1	2	3					
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 31.286

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3		B21	B1	B31	B6		
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	K8	K9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5			
OeG	0	7					
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1	2	3			
BwSp	3	6					

Základní schéma č. 31.291

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B21	B11	B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q8	Q1	Q3	K8	Q16	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	5	6	16		
Rh	0	1				
BwSp	3	6				

Základní schéma č. 31.292

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B2	B21		B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q16	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5						
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	5	6	16					
Rh	0	1	2						
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 31.293

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3		B21	B1	B31	B6	B61	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	K8	Q16	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5					
OeG	0	7							
Sol	0	5	6	16					
Rh	0	1	2	3					
BwSp	3	6							

Základní schéma č. 31.316

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B33	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	Q13	Q8	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>OeG</i>	0	1	7	8	9	
<i>Sol</i>	0	1	3	4		
<i>BwSp</i>	7	9				

Základní schéma č. 31.317

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B33	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Q13	Q8	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9
<i>Sol</i>	0	1				
<i>BwSp</i>	7	9				

Základní schéma č. 31.319

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Q13	K9	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9			
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2						
<i>BwSp</i>	7	9							

Základní schéma č. 31.320

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B71	B21	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	K9	Q13	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5					
<i>OeG</i>	0	7							
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	7	9							

Základní schéma č. 31.324

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B33	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Q13	Q16	K9	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9			
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15		
<i>BwSp</i>	7	9							

Základní schéma č. 31.327

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B33	B3	B11	B21	B71	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K9	Q8	Q3	Q13	Q16	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>OeG</i>	0	7							
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15		
<i>BwSp</i>	7	9							

Základní schéma č. 31.364

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B33	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	Q8	Q1	Q3	Q13	K8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>OeG</i>	0	1	7	8	9	
<i>Sol</i>	0	5	6			
<i>BwSp</i>	8	10				

Základní schéma č. 31.365

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Q13	K8	K9	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5				
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9	
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1					
<i>BwSp</i>	8	10					

Základní schéma č. 31.368

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B11	B21	B71	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K9	Q8	Q3	Q13	K8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5	
<i>OeG</i>	0	7					
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1					
<i>BwSp</i>	8	10					

Základní schéma č. 31.369

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B33	B3	B71	B21	B1	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
Q13	K9	K8	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5				
<i>OeG</i>	0	7					
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1	2	3			
<i>BwSp</i>	8	10					

Základní schéma č. 31.372

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B33	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	Q13	K8	Q16	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5						
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	5	6	16					
BwSp	8	10							

Základní schéma č. 31.374

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B33	B3	B11	B21	B71	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
	K2	Q8	Q3	Q13	K8	Q16	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	7							
Sol	0	5	6	16					
BwSp	8	10							

Základní schéma č. 31.448

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q8	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	3	4		
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 31.449

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B71	B21	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	K9		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5
OeG	0	7		
Sol	0	1	3	4
Rh	0	1	2	3
BwSp	2	5		

Základní schéma č. 31.456

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q16	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5						
OeG	0	1	2	7	8	9				
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 31.457

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B11	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q8	Q3	K9	Q16	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5				
OeG	0	7								
Sol	0	1	3	4	12	14	15			
BwSp	2	5								

Základní schéma č. 31.480

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K8	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	5	6	8	9	10	11
BwSp	3	6					

Základní schéma č. 31.481

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6			
BwSp	3	6				

Základní schéma č. 31.482

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	K9	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5						
OeG	0	1	2	7	8	9				
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1								
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 31.484

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B71	B21	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	K9	K8	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5						
OeG	0	7								
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
BwSp	3	6								

Základní schéma č. 31.490

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q16	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5					
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9			
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>BwSp</i>	3	6							

Základní schéma č. 31.491

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B11	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q8	Q3	K8	Q16	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>OeG</i>	0	7							
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>BwSp</i>	3	6							

Základní schéma č. 31.516

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q8	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9
<i>Sol</i>	0	1	3	4		
<i>BwSp</i>	1	4				

Základní schéma č. 31.517

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B71	B21	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	K9		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5
<i>OeG</i>	0	7		
<i>Sol</i>	0	1	3	4
<i>Rh</i>	0	1	2	3
<i>BwSp</i>	1	4		

Základní schéma č. 31.524

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q16	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5			
OeG	0	1	2	7	8	9	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
BwSp	1	4					

Základní schéma č. 31.525

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B11	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q8	Q3	K9	Q16	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	7					
Sol	0	1	3	4	12	14	15
BwSp	1	4					

Základní schéma č. 31.548

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K8	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	1	7	8	9		
Sol	0	5	6	8	9	10	11
BwSp	1	4					

Základní schéma č. 31.549

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6			
BwSp	1	4				

Základní schéma č. 31.550

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	K9	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5			
OeG	0	1	2	7	8	9	
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1					
BwSp	1	4					

Základní schéma č. 31.552

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B71	B21	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	K9	K8	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5			
OeG	0	7					
Sol	0	5	6	8	9	10	11
Rh	0	1	2	3			
BwSp	1	4					

Základní schéma č. 31.556

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q16	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5					
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	5	6	16					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 31.557

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B11	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q8	Q3	K8	Q16	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	7							
Sol	0	5	6	16					
BwSp	1	4							

Základní schéma č. 31.580

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K8	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	7	8	9	
Sol	0	5	6	8	9	10 11
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 31.581

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	5	6			
BwSp	2	5				

Základní schéma č. 31.582

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	K9	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5						
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9				
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>Rh</i>	0	1								
<i>BwSp</i>	2	5								

Základní schéma č. 31.584

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B71	B21	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	K9	K8	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5						
<i>OeG</i>	0	7								
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>Rh</i>	0	1	2	3						
<i>BwSp</i>	2	5								

Základní schéma č. 31.590

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q16	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5					
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9			
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 31.591

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B11	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q8	Q3	K8	Q16	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>OeG</i>	0	7							
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 31.648

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q8	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
OeG	0	1	2	7	8	9
Sol	0	1	3	4		
KoSp	2	5				

Základní schéma č. 31.649

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B71	B21	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	K9		Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5
OeG	0	7		
Sol	0	1	3	4
Rh	0	1	2	3
KoSp	2	5		

Základní schéma č. 31.656

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K9	Q16	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5			
OeG	0	1	2	7	8	9	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
KoSp	2	5					

Základní schéma č. 31.657

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B11	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q8	Q3	K9	Q16	K2	Q5	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5	
OeG	0	7					
Sol	0	1	3	4	12	14	15
KoSp	2	5					

Základní schéma č. 31.680

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K9	Q1	Q3	K8	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5	
<i>OeG</i>	0	1	7	8	9		
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>KoSp</i>	3	6					

Základní schéma č. 31.681

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B11	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q8	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>OeG</i>	0	1	2	7	8	9
<i>Sol</i>	0	5	6			
<i>KoSp</i>	3	6				

Základní schéma č. 31.682

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	K9	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5						
OeG	0	1	2	7	8	9				
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1								
KoSp	3	6								

Základní schéma č. 31.684

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B3	B71	B21	B1	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K2	K9	K8	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5						
OeG	0	7								
Sol	0	5	6	8	9	10	11			
Rh	0	1	2	3						
KoSp	3	6								

Základní schéma č. 31.690

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B2	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K4/K14	K5	Q1	Q3	K8	Q16	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5					
OeG	0	1	2	7	8	9			
Sol	0	5	6	16					
KoSp	3	6							

Základní schéma č. 31.691

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B3	B11	B21	B71	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
		Q8	Q3	K8	Q16	K2	Q5/K12	K1/K15	Q9


Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5			
OeG	0	7							
Sol	0	5	6	16					
KoSp	3	6							

5.14 Solární kolektor, kotel na dřevo a tepelné čerpadlo

Základní schéma č. 33.132

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B22	B21	B11	B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K3	K9	Q8	K2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	1	3	4		
Rh	0	1				

Základní schéma č. 33.133

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B22	B21	B1	B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K3	Y1	Y2	Q2	Q5	K9	K2

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5
Ho	0	1	2	5
Sol	0	1	3	4
Rh	0	1	2	3

Základní schéma č. 33.134

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B22	B21	B1	B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	1							
<i>Rh</i>	0	1	2	3					

Základní schéma č. 33.148

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B71	B22	B21	B11	B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K3	Q16	Q8	K2	Q5	K9	

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Ho</i>	0	1	2	5					
<i>Sol</i>	0	1	3	4	12	14	15		

Základní schéma č. 33.149

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B71	B22	B21	B11	B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K3	Q16	Q8	K2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5
Ho	0	1	2	3	4	5
Sol	0	1	12			

Základní schéma č. 33.150

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B22	B21	B61	B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K3	Q16	K9	K2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	5			
Ho	0	1	2	3	4	5	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1					

Základní schéma č. 33.164

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B22	B21		B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K8	K9	K3	K2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5						
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>Rh</i>	0	1								

Základní schéma č. 33.166

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B22	B21	B11	B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K8	Q8	K3	K2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>Sol</i>	0	5	6							
<i>Rh</i>	0	1								

Základní schéma č. 33.167

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B22	B21	B11	B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K8	Q8	K3	Q2	Q5/K12	K9	K2

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5	
<i>Ho</i>	0	1	2	5			
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1	2				

Základní schéma č. 33.168

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B22	B21	B1	B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K8	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5				
<i>Ho</i>	0	1	2	5			
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1	2	3			

Základní schéma č. 33.180

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B41	B71	B22	B21	B11	B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K8	Q16	K3	K2	Q5/K12	Q8	

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Ho</i>	0	1	2	5		
<i>Sol</i>	0	5	6	16		

Základní schéma č. 33.181

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B41	B71	B22	B21	B61	B72	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	K8	Q16	K3	K2	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5		
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	5	6	16		
<i>Rh</i>	0	1				

Základní schéma č. 33.249

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B22	B21	B11	B31	B6	B72	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	Q8	K3	K2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	1				
<i>Rh</i>	0	1				
<i>BwSp</i>	2	5				

Základní schéma č. 33.250

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B22	B21	B11	B31	B6	B72	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	Q8	K3	Q2	Q5	K9	K2

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	1	2	3	4	
<i>Rh</i>	0	1	2			
<i>BwSp</i>	2	5				

Základní schéma č. 33.251

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B22	B21		B31	B6	B72	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K9	K3	Q2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2						
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 33.252

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B22	B21	B1	B31	B6	B72	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5	K3	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>Ho</i>	0	1	2	5					
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>Rh</i>	0	1	2	3					
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 33.256

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B71	B3	B22	B21	B11	B31	B6	B72	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	Q16	K3	K2	Q5	Q8	K9

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	2	3	4	5	
Ho	0	1	2	5			
Sol	0	1	3	4	12	14	15
BwSp	2	5					

Základní schéma č. 33.257

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B22	B21	B61	B31	B6	B72	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	Q16	K3	K9	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

Wp	0	1	5				
Ho	0	1	2	3	4	5	
Sol	0	1	3	4	12	14	15
Rh	0	1					
BwSp	2	5					

Základní schéma č. 33.280

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B22	B21	B11	B31	B6	B72	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K8	K3	K2	Q5/K12	Q8	K9

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5	
<i>Ho</i>	0	1	2	5			
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1					
<i>BwSp</i>	3	6					

Základní schéma č. 33.281

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B22	B21		B31	B6	B72	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K8	K3	K9	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5				
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5	
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>Rh</i>	0	1					
<i>BwSp</i>	3	6					

Základní schéma č. 33.283

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B22	B21	B1	B31	B6	B72	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	Y1	Y2	Q2	Q5/K12	K3	K8

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5		
<i>Ho</i>	0	1	2	5	
<i>Sol</i>	0	5	6		
<i>Rh</i>	0	1	2	3	
<i>BwSp</i>	3	6			

Základní schéma č. 33.290

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B61	B71	B3	B22	B21	B11	B31	B6	B72	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K8	K3	Q16	Q5/K12	Q8	K2

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Ho</i>	0	1	2	5		
<i>Sol</i>	0	5	6	16		
<i>BwSp</i>	3	6				

Základní schéma č. 33.291

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B9	B71	B3	B22	B21	B61	B31	B6	B72	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K8	K3	Q16	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	5	6	16					
<i>Rh</i>	0	1							
<i>BwSp</i>	3	6							

Základní schéma č. 33.316

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B71	B33	B3	B22	B21	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	Q13	K3	K9	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>BwSp</i>	7	9							

Základní schéma č. 33.364

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B71	B33	B3	B22	B21	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	Q13	K3	K8	Q5/K12	K9	K2

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5			
<i>Ho</i>	0	1	2	5			
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11
<i>BwSp</i>	8	10					

Základní schéma č. 33.365

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B71	B33	B3	B22	B21	B72	B31	B6	B32	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	Q13	K3	K8	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5			
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5
<i>Sol</i>	0	5	6			
<i>BwSp</i>	8	10				

Základní schéma č. 33.448

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B71	B41	B3	B22	B21	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K9	K3	K2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5					
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>BwSp</i>	2	5							

Základní schéma č. 33.480

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B71	B41	B3	B22	B21	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K8	K3	K9	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11		
<i>BwSp</i>	3	6							

Základní schéma č. 33.516

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B71	B41	B3	B22	B21	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K9	K3	K2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5					
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	1	3	4					
<i>BwSp</i>	1	4							

Základní schéma č. 33.548

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B71	B41	B3	B22	B21	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K8	K3	K9	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5						
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5			
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11		
<i>BwSp</i>	1	4							

Základní schéma č. 33.580

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B71	B41	B3	B22	B21	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K8	K3	K9	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5							
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>BwSp</i>	2	5								

Základní schéma č. 33.648

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek


B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B71	B41	B3	B22	B21	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K9	K3	K2	Q5	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	2	5						
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>Sol</i>	0	1	3	4						
<i>KoSp</i>	2	5								

Základní schéma č. 33.680

Hydraulické zapojení



Obsazení svorek

B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	
B71	B41	B3	B22	B21	B72	B31	B6	B4	
Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110
K1/K15	Q10	Q9	Q3	K8	K3	K9	Q5/K12	Y9	Y10

Alternativní bloková schémata

<i>Wp</i>	0	1	5							
<i>Ho</i>	0	1	2	3	4	5				
<i>Sol</i>	0	5	6	8	9	10	11			
<i>KoSp</i>	3	6								

Pojmy

BMU	Boiler Management Unit = řídicí jednotka kotle, hořáková automatika, nejčastěji nástěnného plynového kotle.
Obsazení čidel	Funkční přiřazení čidel ke svorkám čidel.
Svorky čidel	Svorky regulátoru pro připojení čidel (B101 – B109).
Základní schéma	Schéma, které bylo složeno z blokových schémat jednotlivých skupin. Základní schéma se rámcově vybírá na základě požadovaného zařízení a v určitém rozsahu se přizpůsobí konkrétním podmínkám.
Číslo základního schématu	Číslo odpovídající kódování XX.YZZ. Význam klíče je vysvětlen na začátku dokumentace.
LPB	Local Process Bus, viz. dokumentaci CE1P2370cz. Sběrnice pro komunikaci mezi regulátory a dalšími přístroji, a také pro napojení na nadřazený systém.
PPS	Rozhraní „krok po kroku“. Sběrnice pro komunikaci mezi regulátorem a prostorovým přístrojem nebo BMU.
Obsazení relé	Funkční přiřazení relé ke svorkám relé.
Svorky relé	Svorky regulátoru pro připojení relé (Q101 – Q110).
Blokové schéma	Funkční jednotka, např. kotel s olejovým hořákem a udržováním teploty zpátečky a kotlovým čerpadlem. Blokové schéma je možné v rámci základního schématu za dodržení určitých pravidel vyměnit za jiné z příslušné skupiny.
Skupina blokových schémat	Skupina všech blokových schémat se stejným rozsahem použití, např. skupina blokových schémat solárních kolektorů.
Číslo blokového schématu	Blokové schémata jsou v rámci skupiny vzestupně očíslována (0...x). Číslo blokového schématu je vždy napsáno nad odpovídajícím obrázkem blokového schématu.
Doplňková funkce	Doplňkové funkce funkčně rozšiřují základní schémata. Umožňují řešení dalších pomocných funkcí jako např. topná spirála nebo cirkulační čerpadlo TUV. Všechny svorky, které nejsou obsazeny, je možné obsadit právě volbou příslušné doplňkové funkce.

Siemens Building Technologies s.r.o.
Landis & Staefa Division
Novodvorská 1010/ 14
CZ 142 01 Praha
Tel. +420 2-6134v 2382
Fax +420 2-6134 2377
www.sibt.cz

© 2002 Siemens Building Technologies s.r.o.
Změny vyhrazeny