



Metal Blare

ประกายแห่งเงินที่มากกว่าความหรูหรา
บ่งบอกถึงความนำสมัยและสง่างาม



Glamorous Luster

ความประณีตและความหรูหรา ที่หลอมรวมเป็นคริสตัลใสบริสุทธิ์
เปรียบประดุจความสง่างามของชีวิต



Classic Artistic

ความอบอุ่นจากจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์
ก่อเกิดเป็นความเรียบง่ายที่สง่างาม


ความงดงามที่หลอมรวมจากธรรมชาติ
สู่รสนิยมแห่งความหรูหรา



DELTA® valere

บริษัท ซิเมนส์ จำกัด
แผนก Energy Management
อาคารพาณิชย์สระทาวเวอร์ 2, ชั้น 32
2922/333 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทร. 0-2715-5824
energymanagement.th@siemens.com

SIEMENS
Ingenuity for life



Light Up
Your Style

DELTA® valere
Switches & Sockets

siemens.co.th/switch-socket

NEW INSPIRATION

Delta valere ถูกออกแบบมาให้มีความทรูทรา ที่พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานทั้งคุณภาพ วัสดุ เทคโนโลยี และดีไซน์ที่ล้ำสมัย

เป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยทีมวิศวกรจากเยอรมัน บนวัสดุชั้นเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพ Siemens ภายในเป็นซิลเวอร์ อัลลอย ซึ่งสามารถการันตีถึงประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งาน ส่วนประกอบถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานภายใน สะดวกต่อการติดตั้ง ทดไข และวัสดุพลาสติกสีฟ้าใสที่ดังต่อไปนี้เห็นถึงการทำงานจริง

FRAMES AND COVERS

- ทำมาจากวัสดุที่ทนทาน พรมไฟสีการ์บอนเนต ไม่ลามไฟ พร้อมสารป้องกันแสงยูวี พร้อมทั้งกระจกและอลูมิเนียมซึ่งมีความคงทน พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีการเคลือบแลคเกอร์ (Lacquer Coating) เพื่อการปกป้องที่ดีกว่า
- ช่องใส่สลักรูที่ซ่อนด้านหลัง เพื่อความสวยงาม
- ทำความสะอาดง่าย ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ



หน้าสัมผัสของตัวรับไฟฟ้า Siemens รุ่น Delta valere ได้ถูกออกแบบให้มีความทนทานเป็นพิเศษโดยเฉพาะของ Siemens เพื่อเสริมความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งานของหน้าสัมผัส

นอกจากนี้ Delta valere ยังมีตัวรับพร้อมม่านนิรภัย (Safety Shutter) ที่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป


ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าตัวรับไฟฟ้า Siemens รุ่น Delta valere มีดีไซน์สวย ทำจากวัสดุชั้นเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่าย ปลดกดง่าย พร้อมทั้งมีการรับประกันคุณภาพนานถึง 12 ปี

BRACKETS

- สลักทำจากเหล็กไบโครเมต (Bichromate Steel) ที่ต้านทานต่อการทำปฏิกิริยากับอากาศ (Oxidation)
- วัสดุทำจากเทอร์โมพลาสติก ที่ทนความร้อนและไม่ลามไฟ
- เทมาะสำหรับพาดึงทั้งพื้นผิวเรียบและไม่เรียบ ติดตั้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคง
- พาด้านหน้าสามารถถอดออกได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการซ่อมหรือบำรุงรักษา
- ตัวนำไฟฟ้าทำจาก Copper Alloy ที่ได้ตามมาตรฐานไฟฟ้า การเชื่อมต่อภายใน ทำให้การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยัง Load เป็นไปได้อย่างราบรื่น
- พื้นผิวที่มีคุณสมบัติไม่จับฝุ่น ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
- ปุ่มกดทำจากพลาสติกที่ไม่ลามไฟ ทนความร้อนสูง และถูกออกแบบให้มียอายุการใช้งานที่ยาวนาน

FUNCTIONAL COMPONENTS

- วัสดุภายในทำจาก ซิลเวอร์ อัลลอย ทั้งหมด เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและปลอดภัยกว่า
- มีช่องสอดสายไฟ 2 ช่อง เพื่อความสะดวกในการต่อสาย สามารถใช้การสายไฟที่มีความหนา 2.5 มม. หรือ 4 มม.
- ช่องต่อสายไฟที่แยกออกมา เพื่อความแน่นหนาในการต่อสายไฟ
- สกรูแบบขัน ทำให้การเข้าสายออกมาแน่นหนา
- ท่วงรัดสายที่ออกแบบมาให้ช่วยต่อการใช้งาน และติดตั้งได้รวดเร็ว
- กรอบสีฟ้าใสด้านหลังทำจากวัสดุไฟสีการ์บอนเนต ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนและแรงเสียดทานที่สูง







DELTA® valere

Valere : Classic Artistic

		
White	Silver	Black
5TG0 511-2NC01 5TG0 511-3NC01	5TG0 511-2NC02 5TG0 511-3NC02	5TG0 511-2NC04 5TG0 511-3NC04








Valere : Glamorous Luster








		
White Lead	Lou Black	Dark Ruby
5TG0 511-2NC30 5TG0 511-3NC30	5TG0 511-2NC31 5TG0 511-3NC31	5TG0 511-2NC32 5TG0 511-3NC32

		
Crystal Green	Memory Gold	Flash Silver
5TG0 511-2NC33 5TG0 511-3NC33	5TG0 511-2NC35 5TG0 511-3NC35	5TG0 511-2NC34 5TG0 511-3NC34

Valere : Metal Blare

	
Matt Aluminum	Drawing Aluminum
5TG0 511-2NC40 5TG0 511-3NC40	5TG0 511-2NC41 5TG0 511-3NC41

Schematic diagram	Description	Colors	MLFB	Spec
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์	สีขาว , 2 ช่อง สีเงิน , 2 ช่อง สีดำ , 2 ช่อง	5TA0 511-2NC01 5TA0 511-2NC02 5TA0 511-2NC04	16A/250V 16A/250V 16A/250V
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์	สีขาว , 2 ช่อง สีเงิน , 2 ช่อง สีดำ , 2 ช่อง	5TA0 513-2NC01 5TA0 513-2NC02 5TA0 513-2NC04	16A/250V 16A/250V 16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์	สีขาว , 2 ช่อง สีเงิน , 2 ช่อง สีดำ , 2 ช่อง	5TA0 521-2NC01 5TA0 521-2NC02 5TA0 521-2NC04	16A/250V 16A/250V 16A/250V
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์	สีขาว , 2 ช่อง สีเงิน , 2 ช่อง สีดำ , 2 ช่อง	5TA0 523-2NC01 5TA0 523-2NC02 5TA0 523-2NC04	16A/250V 16A/250V 16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์	สีขาว , 3 ช่อง สีเงิน , 3 ช่อง สีดำ , 3 ช่อง	5TA0 511-3NC01 5TA0 511-3NC02 5TA0 511-3NC04	16A/250V 16A/250V 16A/250V
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์	สีขาว , 3 ช่อง สีเงิน , 3 ช่อง สีดำ , 3 ช่อง	5TA0 513-3NC01 5TA0 513-3NC02 5TA0 513-3NC04	16A/250V 16A/250V 16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์	สีขาว , 3 ช่อง สีเงิน , 3 ช่อง สีดำ , 3 ช่อง	5TA0 521-3NC01 5TA0 521-3NC02 5TA0 521-3NC04	16A/250V 16A/250V 16A/250V
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์	สีขาว , 3 ช่อง สีเงิน , 3 ช่อง สีดำ , 3 ช่อง	5TA0 523-3NC01 5TA0 523-3NC02 5TA0 523-3NC04	16A/250V 16A/250V 16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์ สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์ สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์	สีขาว , 3 ช่อง สีเงิน , 3 ช่อง สีดำ , 3 ช่อง	5TA0 531-3NC01 5TA0 531-3NC02 5TA0 531-3NC04	16A/250V 16A/250V 16A/250V
	สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์ สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์ สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์	สีขาว , 3 ช่อง สีเงิน , 3 ช่อง สีดำ , 3 ช่อง	5TA0 533-3NC01 5TA0 533-3NC02 5TA0 533-3NC04	16A/250V 16A/250V 16A/250V

Schematic diagram	Description	Colors	MLFB	Spec
	ตัวรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ตัวรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ตัวรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์	สีขาว , 2 ช่อง สีเงิน , 2 ช่อง สีดำ , 2 ช่อง	5TG0 530-2NC01 5TG0 530-2NC02 5TG0 530-2NC04	10A/250V 10A/250V 10A/250V
	ตัวรับโทรศัพท์ ตัวรับโทรศัพท์ ตัวรับโทรศัพท์	สีขาว , 2 ช่อง สีเงิน , 2 ช่อง สีดำ , 2 ช่อง	5TG0 533-2NC01 5TG0 533-2NC02 5TG0 533-2NC04	10A/250V 10A/250V 10A/250V
	ตัวรับโทรศัพท์ ตัวรับโทรศัพท์ ตัวรับโทรศัพท์	สีขาว , 2 ช่อง สีเงิน , 2 ช่อง สีดำ , 2 ช่อง	5TG0 531-2NC01 5TG0 531-2NC02 5TG0 531-2NC04	10A/250V 10A/250V 10A/250V
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ Cat 5 ตัวรับคอมพิวเตอร์ Cat 5 ตัวรับคอมพิวเตอร์ Cat 5	สีขาว , 2 ช่อง สีเงิน , 2 ช่อง สีดำ , 2 ช่อง	5TG0 532-2NC01 5TG0 532-2NC02 5TG0 532-2NC04	10A/250V 10A/250V 10A/250V
	ตะแกรงสำหรับฟลักครอบ	สีขาว , 2 ช่อง	JCV 3311148601	
	ตะแกรงสำหรับฟลักครอบ	สีขาว , 3 ช่อง	JCV 3311148602	
	ตัวรับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย ตัวรับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย ตัวรับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย	สีขาว , 2 ช่อง สีเงินเมทาลิก , 2 ช่อง สีดำเมทาลิก , 2 ช่อง	5UB9 577-4PB01 5UB9 577-4PB02 5UB9 577-4PB04	16A/250V 16A/250V 16A/250V
	ตัวรับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย ตัวรับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย ตัวรับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย	สีขาว , 3 ช่อง สีเงินเมทาลิก , 3 ช่อง สีดำเมทาลิก , 3 ช่อง	5UB9 580-6PB01 5UB9 580-6PB02 5UB9 580-6PB04	16A/250V 16A/250V 16A/250V