


# SITRAIN utbildningscenter

maj–juni 2022

Utbildningens namn	Pris VT 2022	maj			juni				
		19	20	21	22	23	24	25	26
<b>SIMATIC TIA Portal</b>									
Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 V5.4/5.5	19 700		M:må-fr			G:ti-fr			
Simatic WinCC SCADA i TIA Portal	19 900								
Simatic TIA Portal Safety	22 300	J:må-fr							
Siemens Certified Automation Engineer for Simatic Safety – Configuration and Programming 	5 900								
Simatic TIA Portal programmering 1 för plc	19 700		G:må-fr						SK:må-to
Simatic TIA Portal programmering 2 för plc	19 700					G:må-fr			
Simatic TIA Portal service 1 för plc	19 300				S:må-fr		SK:må-to	SK:må-to	
Simatic TIA Portal service 2 för plc	19 300				G:må-fr				
Simatic TIA Portal WinCC för paneler	16 100			G:må-on					
Simatic programmering med S7-Graph och ProDiag i TIA Portal	<b>NYHET!</b> 16 100								
Simatic programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal	<b>NYHET!</b> 16 100	G:må-on							
Simatic programmering 2 med S7-SCL i TIA Portal	<b>NYHET!</b> 12 700	G:to-fr							
Motion Control 1 i Simatic TIA Portal	16 100			J:må-on					
<b>SIMATIC S7 Classic</b>									
Simatic S7 service 1	19 300				SK:må-to				
Simatic S7 service 2	19 300	SK:må-to							
Simatic S7 programmering 1	19 700					SK:ti-fr			
Simatic PCS 7 system grund standard	35 700								
Simatic PCS 7 system grund intensiv	25 200		S:må-fr						
Simatic PCS 7 AS engineering	25 300								
Simatic PCS 7 OS engineering	25 300						S:må-fr		
Simatic PCS 7 service	24 600	S:må-fr							
Simatic Batch	<b>På tillfälligt besök!</b> 25 300								
Simit in Process Automation	<b>På tillfälligt besök!</b> 22 900					S:ti-to			
Simit i diskret automationsteknik för nybörjare	<b>På tillfälligt besök!</b> 22 900								
<b>SIMATIC HMI</b>									
Simatic WinCC system grund	19 900		S:må-fr						
Simatic WinCC Unified & Unified Comfort Panels	<b>NYHET!</b> 16 100								
Simatic WinCC Unified för pc, avancerad kurs	<b>NYHET!</b> 12 700				S:ti-on				
<b>SIMATIC NET</b>									
Simatic Net Profibus/Profinet service	19 700				G:må-fr				
Profinet with Simatic Controllers	<b>NYHET!</b> 16 900								
Ethernet Fundamentals in Industrial Networks	<b>NYHET!</b> 12 700								
Switching & routing in Industrial Networks	29 900				S:må-fr				
Wireless LAN in Industrial Networks	22 900						S:ti-to		
Security in Industrial Networks	22 900							SK:må-to	
Network Monitoring & Configuration SINEC NMS	24 900					S:ti-fr			
OPC UA – Basics and Configuration	<b>NYHET!</b> 22 100						S:må-fr		
<b>SINUMERIK</b>									
Sinumerik 840D pl/sl programmering grund	16 100		SK:må-on						
Sinumerik 840D pl/sl programmering fortsättning	16 900			SK:må-on					
Sinumerik 840D sl service	24 900								
Sinumerik 840D sl service fortsättning	22 100								
Sinumerik 840D Safety Integrated	24 900								
<b>SIMOTION/SINAMICS</b>									
Simotion programmering	24 500				S:må-fr				
Sinamics S120 startup & service	22 300								
Sinamics S120 parametrering och idriftsättning/service i TIA Portal	<b>NYHET!</b> 23 300								
Sinamics G120 startup & service	9 100				J:ti				
<b>Övriga utbildningar (ej schemalagda) – kontakta oss vid intresse</b>									
Simatic S7 Engineering Tools	20 100								
Simatic S7 Distributed Safety praktisk programmering	22 300								
Simatic Distributed Safety service/felsökning	12 700								
Simatic Net Profibus	19 700								
Simatic S7 programmering 2	19 700								
Simatic S7-1200 system	13 900								
Simocode parametrering	11 800								
Masterdrives service & underhåll	12 700								
Micromaster	9 100								

 = finns som online-utbildning.  
Fler online-utbildningar finns på engelska. Kontakta oss vid intresse.

**Allmänna villkor:** Anmälan är bindande. Om avbokning sker mellan fyra till två veckor före start debiteras 50 procent av avgiften. Därefter debiteras full avgift. Detta gäller även vid sjukdom. Vid samtidig ombokning till annan utbildning ges 25 procent rabatt. Om anmäld deltagare inte kan komma går det bra att skicka någon annan. Vid färre än fem deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

**Kontakta oss:**  
 Therése Fagerström: 08-728 14 48  
 Susanne Bonde: 08-728 15 70  
 [sitrain.se@siemens.com](mailto:sitrain.se@siemens.com)  
 [siemens.se/sitrain](http://siemens.se/sitrain)

augusti–december 2022

	augusti	september				oktober				november				december			
Pris HT 2022	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
20 100														S:må-fr			
20 300						S:må-fr											
22 800	SK:må-fr							S:må-fr								G:må-fr	
6 500																	O:ti
20 100			SK:må-to					G:må-fr	S:må-fr		M:må-fr			G:må-fr			
20 100				S:må-fr							G:må-fr						
19 700	S:må-fr			G:må-fr		SK:må-to						M:må-fr			G:må-fr		
19 700							SK:må-to										G:må-to
16 500																G:on-fr	
16 500							G:ti-to										
16 500									G:må-on								
12 900									G:to-fr								
16 500									J:on-fr								
19 700				M:må-fr									S:må-fr			SK:må-to	
19 700														SK:må-to			
20 100															SK:må-to		
36 200						S:må-fr + må-to											
25 700													S:må-fr				
25 700															S:må-fr		
25 700																S:må-fr	
24 900														S:må-fr			
25 700					S:må-fr												
22 900												S:ti-to					
22 900																	
20 300											S:må-fr						
16 500						G:ti-to											
12 900															S:ti-on		
20 100													G:må-fr				
17 200													G:ti-to				
12 900						G:ti-on											
29 900											S:må-fr						
22 900														S:må-on			
22 900													S:må-on				
24 900												S:ti-fr					
22 300								S:må-fr									
16 500	S:ti-to																
17 100									SK:må-on								
25 400			SK:må-fr									SK:må-fr					
22 500										SK:må-on							
25 400														SK:må-fr			
24 900							G:må-fr										
22 700											SK:må-fr						
23 700				SK:må-fr													
9 200															J:ti		
20 300																	
22 800																	
12 900																	
20 100																	
20 100																	
14 200																	
12 200																	
12 900																	
9 200																	