

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
Программные продукты									
Программные продукты / Desigo CC Интеграция BA									
P55802-Y108-A100	CCA-CMPT-ELEC	Desigo CC Компактная базовая лицензия только для систем электроснабжения	3 080,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y108-A500	CCA-CMPT-ELEC-U	Desigo CC Компактная базовая лицензия только для систем электроснабжения Расширение до полной версии	10 100,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y109-A100	CCA-CMPXL-BA	Desigo CC Компактная лицензия XL только для автоматики	4 350,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y109-A500	CCA-CMPXL-BA-U	Desigo CC Компактная лицензия XL только для автоматики Расширение до полной версии	20 900,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y109-E100	CCA-CMPXL-BA-SSM	Desigo CC компактная лицензия XL только для автоматики Миграция SSM	2 610,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y110-A500	CCA-CMPT-DMS-U	Desigo CC Компактная лицензия только для безопасности Расширение до полной версии	13 100,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y112-A100	CCA-GW-FSET	Desigo CC Connect Программный шлюз	3 170,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y112-D100	CCA-GW-FSET-PSM	Desigo CC Connect Программный шлюз. Миграция PSM	636,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y112-E100	CCA-GW-FSET-SSM	Desigo CC Connect Программный шлюз. Миграция SSM	1 910,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y113-A100	CCA-CMPT-BA	Desigo CC Компактная лицензия только для автоматики, включает 500 точек PX и 500 точек SCADA, Log Viewer, RENO, Отчеты, 3 рабочих места. Ограничение – итого не более 2000 точек PX и 500 точек SCADA.	3 850,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y113-A500	CCA-CMPT-BA-U	Desigo CC Компактная лицензия только для автоматики Расширение до полной версии	13 700,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y113-E100	CCA-CMPT-BA-SSM	Desigo CC Компактная лицензия только для автоматики. Миграция SSM	2 310,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y114-A100	CCA-STD-FSET	Desigo CC Базовая лицензия для автоматики и безопасности, включает Log Viewer, RENO, Advanced Reporting, Assisted Treatment, Logics (events/COV based reactions, Scripts), Graphic Editor, OPC DA Server, Pharma Export, 1 клиент, без точек данных.	6 150,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y114-D100	CCA-STD-FSET-PSM	Desigo CC Базовая лицензия для автоматики и безопасности Миграция PSM	1 230,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y114-E100	CCA-STD-FSET-SSM	Desigo CC Базовая лицензия для автоматики и безопасности Миграция SSM	3 680,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y119-A200	CCA-1-CL	Desigo CC Расширение на 1 клиент	2 020,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y119-D200	CCA-1-CL-PSM	Desigo CC Расширение на 1 клиент Миграция PSM	404,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y119-E200	CCA-1-CL-SSM	Desigo CC Расширение на 1 клиент Миграция SSM	1 230,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y120-A200	CCA-MAX-CL	Desigo CC Расширение на максимальное количество клиентов	21 600,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y120-D200	CCA-MAX-CL-PSM	Desigo CC Расширение на максимальное количество клиентов Миграция PSM	4 320,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y120-E200	CCA-MAX-CL-SSM	Desigo CC Расширение на максимальное количество клиентов Миграция SSM	12 900,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y121-A100	CCA-CMPT-VM	Desigo CC Компактная лицензия валидации	6 580,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y121-A500	CCA-CMPT-VM-U	Desigo CC Компактная лицензия валидации Расширение до полной версии	10 700,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y124-A412	CCA-100-SCADA	Desigo CC Система стороннего производителя на 100 точек	835,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y124-A452	CCA-500-SCADA	Desigo CC Система стороннего производителя на 500 точек	3 430,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y124-A453	CCA-5000-SCADA	Desigo CC Система стороннего производителя на 5000 точек	24 700,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y124-D412	CCA-100-SCADA-PSM	Desigo CC Система стороннего производителя на 100 точек Миграция PSM	167,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y124-D452	CCA-500-SCADA-PSM	Desigo CC Система стороннего производителя на 500 точек Миграция PSM	685,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y124-D453	CCA-5000-SCADA-PSM	Desigo CC Система стороннего производителя на 5000 точек Миграция PSM	4 960,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y124-E412	CCA-100-SCADA-SSM	Desigo CC Система стороннего производителя на 100 точек Миграция SSM	502,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y124-E452	CCA-500-SCADA-SSM	Desigo CC Система стороннего производителя на 500 точек Миграция SSM	2 060,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y124-E453	CCA-5000-SCADA-SSM	Desigo CC Система стороннего производителя на 500 точек Миграция SSM	14 900,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y126-A300	CCA-OP-RENO	Desigo CC Удаленное оповещение	3 080,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y127-A300	CCA-OP-GRAPH-ED	Desigo CC Редактирование графики	3 850,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y136-A300	CCA-IEC61850	Desigo CC Управление энергопотреблением (IEC 61850)	2 410,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y152-A411	CCA-10-METER	Desigo CC Подключение 10 счётчиков	1 100,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y152-A412	CCA-100-METER	Desigo CC Подключение 100 счётчиков	6 360,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y152-D411	CCA-10-METER-PSM	Desigo CC Подключение 10 счётчиков Миграция PSM	219,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y152-D412	CCA-100-METER-PSM	Desigo CC Подключение 100 счётчиков Миграция PSM	1 270,00 €	16	1	H22A		1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
P55802-Y152-E411	CCA-10-METER-SSM	Desigo CC Подключение 10 счётчиков Миграция SSM	658,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y152-E412	CCA-100-METER-SSM	Desigo CC Подключение 100 счётчиков Миграция SSM	3 820,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-A412	CCA-100-VALID	Desigo CC Валидация 100 объектов	1 100,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y154-A414	CCA-10000-VAL	Desigo CC Валидация 10000 объектов	21 200,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-A415	CCA-100000-VAL	Desigo CC Валидация 100000 объектов	52 900,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-A434	CCA-30000-VAL	Desigo CC Валидация 30000 объектов	31 700,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-A452	CCA-500-VAL	Desigo CC Валидация 500 объектов	3 170,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-A453	CCA-5000-VAL	Desigo CC Валидация 5000 объектов	16 000,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-D412	CCA-100-VALID-PSM	Desigo CC Валидация 100 объектов Миграция PSM	219,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y154-D414	CCA-10000-VAL-PSM	Desigo CC Валидация 10000 объектов Миграция PSM	4 230,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-D415	CCA-100000-VAL-PSM	Desigo CC Валидация 100000 объектов Миграция PSM	10 600,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-D434	CCA-30000-VAL-PSM	Desigo CC Валидация 30000 объектов Миграция PSM	6 360,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-D452	CCA-500-VAL-PSM	Desigo CC Валидация 500 объектов Миграция PSM	636,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-D453	CCA-5000-VAL-PSM	Desigo CC Валидация 5000 объектов Миграция PSM	3 170,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-E412	CCA-100-VALID-SSM	Desigo CC Валидация 100 объектов Миграция SSM	658,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y154-E414	CCA-10000-VAL-SSM	Desigo CC Валидация 10000 объектов Миграция SSM	12 700,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-E415	CCA-100000-VAL-SSM	Desigo CC Валидация 100000 объектов Миграция SSM	31 700,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-E434	CCA-30000-VAL-SSM	Desigo CC Валидация 30000 объектов Миграция SSM	19 100,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-E452	CCA-500-VAL-SSM	Desigo CC Валидация 500 объектов Миграция SSM	1 910,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y154-E453	CCA-5000-VAL-SSM	Desigo CC Валидация 5000 объектов Миграция SSM	9 530,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y155-A410	CCA-1-ARCHGRP	Desigo CC Дополнительная 1 группа архивирования LTS	3 300,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y155-D410	CCA-1-ARCHGRP-PSM	Desigo CC Дополнительная 1 группа архивирования LTS Миграция PSM	658,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y155-E410	CCA-1-ARCHGRP-SSM	Desigo CC Дополнительная 1 группа архивирования LTS Миграция SSM	1 980,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y156-A415	CCA-100000-ELEC	Desigo CC Электроснабжение на 100000 точек	61 400,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y156-A434	CCA-30000-ELEC	Desigo CC Электроснабжение на 30000 точек	30 700,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y156-A452	CCA-500-ELEC	Desigo CC Электроснабжение на 500 точек	1 180,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y156-A453	CCA-5000-ELEC	Desigo CC Электроснабжение на 5000 точек	9 260,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-A412	CCA-100-BA	Desigo CC Автоматизация BACnet на 100 точек	804,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-A413	CCA-1000-BA	Desigo CC Автоматизация BACnet на 1000 точек	5 480,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-A414	CCA-10000-BA	Desigo CC Автоматизация BACnet на 10000 точек	44 000,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-A415	CCA-100000-BA	Desigo CC Автоматизация BACnet на 100000 точек	#####	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-A434	CCA-30000-BA	Desigo CC Автоматизация BACnet на 30000 точек	82 300,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-A452	CCA-500-BA	Desigo CC Автоматизация BACnet на 500 точек	3 300,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y157-A453	CCA-5000-BA	Desigo CC Автоматизация BACnet на 5000 точек	24 700,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-D412	CCA-100-BA-PSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 100 точек Миграция PSM	161,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-D413	CCA-1000-BA-PSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 1000 точек Миграция PSM	1 100,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-D414	CCA-10000-BA-PSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 10000 точек Миграция PSM	8 780,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-D415	CCA-100000-BA-PSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 100000 точек Миграция PSM	33 000,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-D434	CCA-30000-BA-PSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 30000 точек Миграция PSM	16 500,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-D452	CCA-500-BA-PSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 500 точек Миграция PSM	658,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y157-D453	CCA-5000-BA-PSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 5000 точек Миграция PSM	4 930,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-E412	CCA-100-BA-SSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 100 точек Миграция SSM	490,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-E413	CCA-1000-BA-SSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 1000 точек Миграция SSM	3 300,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-E414	CCA-10000-BA-SSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 10000 точек Миграция SSM	26 400,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-E415	CCA-100000-BA-SSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 100000 точек Миграция SSM	98 800,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-E434	CCA-30000-BA-SSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 30000 точек Миграция SSM	49 300,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y157-E452	CCA-500-BA-SSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 500 точек Миграция SSM	1 980,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y157-E453	CCA-5000-BA-SSM	Desigo CC Автоматизация BACnet на 5000 точек Миграция SSM	14 800,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y180-A410	CCA-1-INT-TK	Desigo CC Токен интеграции (SORIS)	323,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y199-E300	CCA-MIGR-STEP	Desigo CC Пошаговая миграция	1 480,00 €	18	1	H22A		1	
Программные продукты / Desigo CC Интеграция систем безопасности									
P55802-Y102-A412	CCA-100-SEC	Desigo CC Безопасность на 100 точек	1 150,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y102-A452	CCA-500-SEC	Desigo CC Безопасность на 500 точек	4 420,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y102-A460	CCA-6-SEC	Desigo CC Безопасность на 6 точек	90,90 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y102-D412	CCA-100-SEC-PSM	Desigo CC Безопасность на 100 точек Миграция PSM	231,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y102-D452	CCA-500-SEC-PSM	Desigo CC Безопасность на 500 точек Миграция PSM	880,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y102-D460	CCA-6-SEC-PSM	Desigo CC Безопасность на 6 точек Миграция PSM	18,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y102-E412	CCA-100-SEC-SSM	Desigo CC Безопасность на 100 точек Миграция SSM	692,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y102-E452	CCA-500-SEC-SSM	Desigo CC Безопасность на 500 точек Миграция SSM	2 650,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y102-E460	CCA-6-SEC-SSM	Desigo CC Безопасность на 6 точек Миграция SSM	54,40 €	16	1	H22A		1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
P55802-Y110-A100	CCA-CMPT-DMS	Desigo CC Компактная лицензия только для безопасности, включает 500 точек FS и 500 точек SCADA, Assisted Treatment, RENO, Отчеты, 3 рабочих места. Ограничение - итого не более 2000 точек FS, 500 точек охранка, 128 видеокамер, 128 дверей.	3 930,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y110-D100	CCA-CMPT-DMS-PSM	Desigo CC Компактная лицензия только для безопасности Миграция PSM	787,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y110-E100	CCA-CMPT-DMS-SSM	Desigo CC Компактная лицензия только для безопасности Миграция SSM	2 360,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y158-A412	CCA-100-FIRE	Desigo CC Пожарная безопасность на 100 точек	822,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y158-A414	CCA-10000-FIRE	Desigo CC Пожарная безопасность на 10000 точек	45 000,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y158-A452	CCA-500-FIRE	Desigo CC Пожарная безопасность на 500 точек	2 810,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y158-A453	CCA-5000-FIRE	Desigo CC Пожарная безопасность на 5000 точек	25 200,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y158-D412	CCA-100-FIRE-PSM	Desigo CC Пожарная безопасность на 100 точек Миграция PSM	164,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y158-D414	CCA-10000-FIRE-PSM	Desigo CC Пожарная безопасность на 10000 точек Миграция PSM	8 980,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y158-D452	CCA-500-FIRE-PSM	Desigo CC Пожарная безопасность на 500 точек Миграция PSM	562,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y158-D453	CCA-5000-FIRE-PSM	Desigo CC Пожарная безопасность на 5000 точек Миграция PSM	5 060,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y158-E412	CCA-100-FIRE-SSM	Desigo CC Пожарная безопасность на 100 точек Миграция SSM	492,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y158-E414	CCA-10000-FIRE-SSM	Desigo CC Пожарная безопасность на 10000 точек Миграция SSM	27 000,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y158-E452	CCA-500-FIRE-SSM	Desigo CC Пожарная безопасность на 500 точек Миграция SSM	1 690,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y158-E453	CCA-5000-FIRE-SSM	Desigo CC Пожарная безопасность на 5000 точек Миграция SSM	15 200,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y159-A300	CCA-V-PLUS	Desigo CC Видеонаблюдение (опция Plus, для SiVMS 200)	3 490,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y160-A401	CCA-V-16MON	Desigo CC Видеонаблюдение на 16 мониторов	3 490,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y160-A412	CCA-V-128MON	Desigo CC Видеонаблюдение на 128 мониторов	20 200,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y160-D401	CCA-V-16MON-PSM	Desigo CC Видеонаблюдение на 16 мониторов Миграция PSM	696,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y160-D412	CCA-V-128MON-PSM	Desigo CC Видеонаблюдение на 128 мониторов Миграция PSM	4 040,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y160-E401	CCA-V-16MON-SSM	Desigo CC Видеонаблюдение на 16 мониторов Миграция SSM	2 090,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y160-E412	CCA-V-128MON-SSM	Desigo CC Видеонаблюдение на 128 мониторов Миграция SSM	12 100,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y161-A401	CCA-V-16EXTC	Desigo CC Видеонаблюдение на 16 внешних камер	2 730,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y161-A412	CCA-V-128EXTC	Desigo CC Видеонаблюдение на 128 внешних камер	15 800,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y161-D401	CCA-V-16EXTC-PSM	Desigo CC Видеонаблюдение на 16 внешних камер Миграция PSM	546,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y161-D412	CCA-V-128EXTC-PSM	Desigo CC Видеонаблюдение на 128 внешних камер Миграция PSM	3 140,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y161-E401	CCA-V-16EXTC-SSM	Desigo CC Видеонаблюдение на 16 внешних камер Миграция SSM	1 640,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y161-E412	CCA-V-128EXTC-SSM	Desigo CC Видеонаблюдение на 128 внешних камер Миграция SSM	9 430,00 €	15	1	H22A		1	
P55802-Y162-A401	CCA-V-16EMBC	Desigo CC Видеонаблюдение на 16 внутренних камер	3 490,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y164-A401	CCA-AC-16EXTD	Desigo CC Контроль доступа на 16 дверей	907,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y164-A412	CCA-AC-128EXTD	Desigo CC Контроль доступа на 128 дверей	5 820,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y164-D401	CCA-AC-16EXTD-PSM	Desigo CC Контроль доступа на 16 дверей Миграция PSM	182,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y164-D412	CCA-AC-128EXTD-PSM	Desigo CC Контроль доступа на 128 дверей Миграция PSM	1 160,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y164-E401	CCA-AC-16EXTD-SSM	Desigo CC Контроль доступа на 16 дверей Миграция SSM	545,00 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y164-E412	CCA-AC-128EXTD-SSM	Desigo CC Контроль доступа на 128 дверей Миграция SSM	3 490,00 €	16	1	H22A		1	
Программные продукты / Desigo CC Подписка на обновления									
P55802-Y900-B410	CCA-1-SUR-UNIT	Desigo CC Компонент годового продления подписки на обновления	10,60 €	16	1	H22A		1	
P55802-Y900-C410	CCA-1-SUS-UNIT	Desigo CC Компонент новой годовой подписки на обновления	46,80 €	16	1	H22A		1	
Программные продукты / Desigo CC Прочее									
P55802-Y130-A100	CCA-ENG	Desigo CC Инженерная лицензия	328,00 €	16	1	H22A		1	Фиксированная цена, скидки не распространяются
S55802-Y185	CMD.06	Электронный ключ LMS Micro	279,00 €	15	1	H22A		1	
Системы пожарной сигнализации									
Системы пожарной сигнализации / Оповещатели звуковые									
BPZ:5371040001	AGT24.1	Оповещатель звуковой	78,40 €	15	1	H3EN	0,205	1	
ASQ00001647	FDSB291	Оповещатель звуковой (основание для извещателя)	106,19 €	15	1	H3EN	0,07	1	
ASQ00013755	FDSB292	Оповещатель звуковой (основание для извещателя)	75,60 €	15	1	H3EN	0,076	1	
GBI:1082507	ROLP/R/S	Оповещатель звуковой красный	31,85 €	15	1	H3EN	0,213	1	
S54319-F5-A1	DBS720	Оповещатель звуковой (основание для извещателя)	78,21 €	15	1	H3EN	0,101	1	
S54364-F1-A1	FDS224-R	Оповещатель звуковой красный	138,60 €	15	1	H3EN	0,209	1	
S54364-F2-A1	FDS224-W	Оповещатель звуковой белый	138,60 €	15	1	H3EN	0,206	1	
S54370-N44-A1	ROLP-W	Оповещатель звуковой белый	32,83 €	15	1	H3EN	0,214	1	
Системы пожарной сигнализации / Оповещатели речевые									

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	ВрД	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S54364-F3-A1	FDS225-R	Оповещатель речевой красный	163,80 €	15	1	H3EN	0,211	1	
S54364-F4-A1	FDS225-W	Оповещатель речевой белый	163,80 €	15	1	H3EN	0,243	1	
Системы пожарной сигнализации / Оповещатели световые и комбинированные									
BPZ:5154140001	ALB24.1OR	Оповещатель световой	75,60 €	15	1	H3EN	0,187	1	
S54364-F5-A1	FDS226-RR	Оповещатель комбинированный красный (звуковой и красный маяк)	150,50 €	39	1	H3EN	0,216	1	
S54364-F6-A1	FDS226-RW	Оповещатель комбинированный красный (звуковой и белый маяк)	150,50 €	15	1	H3EN	0,22	1	
S54364-F7-A1	FDS226-WR	Оповещатель комбинированный белый (звуковой и красный маяк)	150,50 €	15	1	H3EN	0,261	1	
S54364-F8-A1	FDS226-WW	Оповещатель комбинированный белый (звуковой и белый маяк)	150,50 €	15	1	H3EN	0,223	1	
S54364-F13-A1	FDSB226-WR	Оповещатель комбинированный белый (звуковой и красный маяк, адаптер для извещателя)	144,90 €	15	1	H3EN	0,349	1	
S54364-F14-A1	FDSB226-WW	Оповещатель комбинированный белый (звуковой и белый маяк, адаптер для извещателя)	144,90 €	39	1	H3EN	0,349	1	
S54370-N28-A1	ROLP-LX-RW	Оповещатель комбинированный красный (звуковой и белый маяк)	139,30 €	15	1	H3EN	0,333	1	
S54370-N28-A2	ROLP-LX-WW	Оповещатель комбинированный белый (звуковой и белый маяк)	139,30 €	15	1	H3EN	0,34	1	
S54370-N28-A3	ROLP-LX-WR	Оповещатель комбинированный белый (звуковой и красный маяк)	139,30 €	15	1	H3EN	0,336	1	
S54370-N28-A4	ROLP-LX-RR	Оповещатель комбинированный красный (звуковой и красный маяк)	139,30 €	15	1	H3EN	0,332	1	
S54370-N29-A1	SOL-LX-C-WW	Оповещатель световой белый (белый сигнальный маяк)	89,60 €	53	1	H3EN	0,145	1	
S54370-N29-A2	SOL-LX-C-WR	Оповещатель световой белый (красный сигнальный маяк)	89,60 €	57	1	H3EN	0,146	1	
S54370-N30-A1	SOL-LX-W-RW	Оповещатель световой красный (белый сигнальный маяк)	89,60 €	53	1	H3EN	0,145	1	
S54370-N30-A2	SOL-LX-W-WW	Оповещатель световой белый (белый сигнальный маяк)	89,60 €	53	1	H3EN	0,13	1	
S54370-N30-A3	SOL-LX-W-RR	Оповещатель световой красный (красный сигнальный маяк)	89,60 €	15	1	H3EN	0,144	1	
S54370-N30-A4	SOL-LX-W-WR	Оповещатель световой белый (красный сигнальный маяк)	89,60 €	53	1	H3EN	0,129	1	
Системы пожарной сигнализации / Оповещатели речевые комбинированные									
S54364-F9-A1	FDS227-RR	Оповещатель комбинированный красный (речевой и красный маяк)	177,80 €	43	1	H3EN	0,224	1	
S54364-F10-A1	FDS227-RW	Оповещатель комбинированный красный (речевой и белый маяк)	177,80 €	15	1	H3EN	0,225	1	
S54364-F11-A1	FDS227-WR	Оповещатель комбинированный белый (речевой и красный маяк)	177,80 €	15	1	H3EN	0,261	1	
S54364-F12-A1	FDS227-WW	Оповещатель комбинированный белый (речевой и белый маяк)	177,80 €	15	1	H3EN	0,225	1	
S54364-F15-A1	FDSB227-WR	Оповещатель комбинированный белый (речевой и красный маяк, адаптер для извещателя)	177,10 €	15	1	H3EN	0,349	1	
S54364-F16-A1	FDSB227-WW	Оповещатель комбинированный белый (речевой и белый маяк, адаптер для извещателя)	177,10 €	15	1	H3EN	0,349	1	
Системы пожарной сигнализации / Выносные устройства									
S54370-F3-A1	FDAI92	Индикатор тревоги	27,99 €	15	1	H3EN	0,748	1	
S54370-F5-A1	FDAI93	Индикатор тревоги	10,29 €	15	1	H3EN	0,021	1	
S54370-F9-A1	FDAI91	Индикатор тревоги	14,14 €	15	1	H3EN	0,032	1	
S54370-F10-A1	FDCAI221	Оповещатель световой	50,68 €	15	1	H3EN	0,069	1	
Системы пожарной сигнализации /									
A5Q00001603	FDB291	Приставка для оснований FDB2xx	3,30 €	15	1	H3EN	0,038	1	
A5Q00001664	FDB221	Основание для извещателя	8,45 €	15	1	H3EN	0,028	1	
A5Q00003814	FDB201	Основание для извещателя	По запросу	15	1	H3EN	0,027	1	
A5Q00003945	FDB293	Приставка для оснований FDB2xx	36,12 €	15	1	H3EN	0,308	1	
A5Q00004929	FDB281	Адаптер для основания извещателя	По запросу	15	1	H3EN	0,124	1	
A5Q00012741	FDB221-AA	Основание для извещателя	9,09 €	15	1	H3EN	0,028	1	
A5Q00012742	FDB201-AA	Основание для извещателя	По запросу	15	1	H3EN	0,029	1	
S54319-F1-A1	FDB222	Основание плоское для извещателя	9,09 €	15	1	H3EN	0,026	1	
S54319-F3-A1	FDB202	Основание плоское для извещателя	По запросу	15	1	H3EN	0,02	1	
S54319-F8-A1	RS720	Уплотнение резиновое для основания извещателя	4,11 €	15	10	H3EN	0,013	1	
S54319-F9-A1	LP720	Винт для блокировки извещателя Cerberus PRO	0,26 €	15	100	H3EN	0,001	1	
S54319-F13-A1	FDB241	Адаптер для основания извещателя	По запросу	15	1	H3EN	0,088	1	
S54319-F14-A1	FDB299	Адаптер для основания извещателя	По запросу	15	1	H3EN	0,089	1	
S54319-F21-A1	FDB295	Приставка для оснований FDB2xx	38,15 €	15	1	H3EN	0,338	1	
S54319-F28-A1	FDB251	Адаптер для основания извещателя	По запросу	15	1	H3EN	0,09	1	
Системы пожарной сигнализации /									

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S54319-F11-A1	DB721	Основание для извещателя	4,04 €	15	1	H3EN	0,061	1	
S54319-F15-A1	DB721D	Основание для извещателя с диодом	10,08 €	15	1	H3EN	0,061	1	
S54319-F19-A1	DB722	Основание для извещателя с зажимными клеммами	15,82 €	15	1	H3EN	0,081	1	
S54319-F20-A1	BA720	Приставка для основания DB721	4,04 €	15	5	H3EN	0,05	1	
S54319-F29-A1	BA721	Приставка для основания DB721	38,15 €	15	1	H3EN	0,33	1	
S54372-F5-A1	DB110	Основание для извещателя	3,93 €	15	1	H3EN	0,061	1	
S54372-F6-A1	DB110D	Основание для извещателя	4,49 €	15	1	H3EN	0,062	1	
S54372-F7-A1	DB110R	Основание для извещателя	10,99 €	15	1	H3EN	0,062	1	
S54372-F8-A1	DB110RD	Основание для извещателя	11,76 €	15	1	H3EN	0,063	1	
Системы пожарной сигнализации /									
BPZ:S165360001	DFB1190	Основание для извещателя пламени	69,37 €	15	1	H3EN	0,287	1	
BPZ:S227400001	DFB1190-AA	Основание для извещателя пламени	245,00 €	15	1	H3EN	0,29	1	
ASQ00003310	FDFB291	Основание для извещателя пламени	86,80 €	15	1	H3EN	0,271	1	
Системы пожарной сигнализации / Извещатели и периферийные устройства Sinteso EN									
ASQ00003941	FDLB291	Основание для извещателя линейного	75,60 €	15	1	H3EN	0,337	1	
Системы пожарной сигнализации /									
ASQ00001567	FDT221	Извещатель тепловой C-line (статический)	По запросу	15	1	H3EN	0,111	1	
ASQ00004812	FDT241	Извещатель тепловой (статический или дифференциальный)	По запросу	25	1	H3EN	0,11	1	
S54310-F9-A1	FDOOT241-A4	Извещатель мультисенсорный (FDnet/SIGMALOOP)	По запросу	25	1	H3EN	0,13	1	
S54310-F10-A1	FDOOT241-A3	Извещатель мультисенсорный (FDnet/AnalogPLUS)	По запросу	15	1	H3EN	0,129	1	
S54310-F11-A1	FDOOT241-A9	Извещатель мультисенсорный (FDnet/collective)	По запросу	25	1	H3EN	0,13	1	
S54310-F14-A1	FDOOT241-A5	Извещатель мультисенсорный (FDnet/Interactive)	По запросу	15	1	H3EN	0,13	1	
S54310-F18-A1	FDO221	Извещатель дымовой оптический C-line (модернизированный)	По запросу	15	1	H3EN		1	
S54310-F19-A1	FDO241	Извещатель дымовой оптический S-line (модернизированный)	По запросу	15	1	H3EN		1	
S54310-F20-A1	FDOOT221	Извещатель комбинированный C-line (модернизированный)	По запросу	15	1	H3EN		1	
S54310-F21-A1	FDOOT241-A	Извещатель мультисенсорный S-line (модернизированный)	По запросу	15	1	H3EN		1	
S54311-F1-A1	FDOOTC241	Извещатель мультисенсорный с доп. сенсором CO	По запросу	46	1	H3EN	0,111	1	
S54329-F7-A1	FDOOT241-A9-EX	Извещатель мультисенсорный EX	250,60 €	15	1	H3EN	0,13	1	
Системы пожарной сигнализации /									
S54310-F1-A1	OP720	Извещатель дымовой оптический	56,11 €	15	1	H3EN	0,131	1	
S54310-F2-A1	OH720	Извещатель комбинированный	65,38 €	15	1	H3EN	0,136	1	
S54310-F3-A1	HI722	Извещатель тепловой (статический)	48,79 €	15	1	H3EN	0,127	1	
S54310-F4-A1	HI720	Извещатель тепловой (статический или дифференциальный)	50,65 €	15	1	H3EN	0,13	1	
S54320-F7-A3	OOH740	Извещатель мультисенсорный ASA	113,12 €	25	1	H3EN	0,148	1	
S54320-F8-A3	OOHC740	Извещатель мультисенсорный с доп. сенсором CO	167,52 €	43	1	H3EN	0,129	1	
S54329-F8-A1	OOH740-A9-EX	Извещатель мультисенсорный EX	201,60 €	15	1	H3EN	0,127	1	
S54372-F4-A1	OP110	Извещатель дымовой оптический (коллективный)	48,20 €	15	1	H3EN	0,132	1	
S54372-F4-A2	OP110-R1	Извещатель дымовой оптический (коллективный)	42,69 €	15	1	H3EN	0,13	1	
S54372-F9-A1	HI110	Извещатель тепловой (коллективный, дифференциальный)	32,03 €	25	1	H3EN	0,12	1	
S54372-F9-A2	HI110-R1	Извещатель тепловой (коллективный, дифференциальный)	37,80 €	15	1	H3EN	0,119	1	
S54372-F10-A1	HI112	Извещатель тепловой (коллективный, статический)	35,80 €	15	1	H3EN	0,114	1	
S54372-F10-A2	HI112-R1	Извещатель тепловой (коллективный, статический)	35,50 €	15	1	H3EN	0,112	1	
S54372-F11-A1	OH110	Извещатель комбинированный (коллективный)	61,50 €	15	1	H3EN	0,135	1	
S54372-F11-A2	OH110-R1	Извещатель комбинированный (коллективный)	54,61 €	15	1	H3EN	0,138	1	
Системы пожарной сигнализации /									
S24218-A201-A2	FDCC221S	Плата коммуникационная для извещателей аспирационных FDA	175,70 €	15	1	H3EN	0,038	1	
S54333-F15-A1	FDA221	Извещатель аспирационный 500 м2	2 702,00 €	78	1	H3EN	1,76	1	
S54333-F17-A1	FDA241	Извещатель аспирационный 800 м2	3 374,00 €	78	1	H3EN	1,771	1	
Системы пожарной сигнализации /									
ASQ00003006	FDF241-9	Извещатель инфракрасный пламени	1 750,00 €	15	1	H3EN	0,554	1	
Системы пожарной сигнализации /									
ASQ00002298	FDL241-9	Извещатель линейный дымовой оптический S-line	833,00 €	15	1	H3EN	0,478	1	
Системы пожарной сигнализации /									
ASQ00001984	FDCI222	Модуль входов (4 входа)	120,18 €	15	1	H3EN	0,143	1	
ASQ00002369	FDCIO222	Модуль входов и выходов (4 входа и 4 выхода)	242,20 €	15	1	H3EN	0,168	1	
ASQ00004011	FDCL221	Изолятор линии	91,96 €	15	1	H3EN	0,048	1	
ASQ00018689	FDCIO224	Модуль входов и выходов (4 входа и 4 выхода)	331,23 €	15	1	H3EN	0,168	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S24218-B102-A1	FDCIO223	Модуль входов или выходов (транспондер)	341,42 €	15	1	H3EN	0,17	1	
S54312-F1-A1	FDCI221	Модуль входов (1 вход)	47,39 €	39	1	H3EN	0,092	1	
S54312-F2-A1	FDCIO221	Модуль входа и выхода (1 вход и 1 выход)	75,60 €	15	1	H3EN	0,099	1	
S54312-F6-A1	FDCL221-M	Изолятор для нескольких линий	376,60 €	15	1	H3EN	0,175	1	
S54322-F5-A1	FDCI223	Модуль входов (1 коллективный вход)	По запросу	15	1	H3EN	0,149	1	
S54322-F6-A1	FDCI723	Модуль входов (1 коллективный вход)	172,20 €	39	1	H3EN	0,142	1	
Системы пожарной сигнализации /									
BPZ:4837660001	Z3I410	Набор монтажный для SB2/SB3	61,88 €	15	1	H3EN	0,05	1	
A5Q00003855	FDCM291	Кронштейн монтажный для модулей FDCI	0,59 €	15	25	H3EN	0,056	1	
S54312-F3-A1	FDCH221	Корпус для модулей FDCI	20,23 €	15	1	H3EN	0,326	1	
Системы пожарной сигнализации / Извещатели и периферийные устройства Sinteso EN									
BPZ:5162220001	EOL22(EX)	Сопротивление оконечное	50,54 €	15	1	H3EN	0,005	1	
Системы пожарной сигнализации /									
BPZ:5090190001	DMA1192-AD	Корпус зеленый для блока электронного	79,10 €	15	1	H3EN	0,287	1	
BPZ:5222870001	DMA1192-AA	Корпус красный для блока электронного	26,81 €	15	1	H3EN	0,287	1	
BPZ:5464120001	DMA1192-AC	Корпус желтый для блока электронного	56,42 €	15	1	H3EN	0,283	1	
BPZ:5464250001	DMA1192-AB	Корпус синий для блока электронного	56,42 €	15	1	H3EN	0,293	1	
BPZ:5590140001	DM1103	Извещатель ручной (коллективный)	130,00 €	15	1	H3EN	0,378	1	
A5Q00002217	FDMH291-R	Корпус красный для блока электронного	13,12 €	15	1	H3EN	0,111	1	
A5Q00002451	FDME221	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска	67,13 €	15	1	H3EN	0,067	1	
A5Q00003087	FDME223	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска	101,52 €	15	1	H3EN	0,112	1	
A5Q00004023	FDMH293-R	Корпус красный для блока электронного	29,05 €	15	1	H3EN	0,28	1	
A5Q00004470	DMA1103D	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска	42,19 €	15	1	H3EN	0,108	1	
A5Q00004908	FDMH293-Y	Корпус желтый для блока электронного	49,00 €	15	1	H3EN	0,289	1	
A5Q00004909	FDMH293-B	Корпус синий для блока электронного	46,90 €	15	1	H3EN	0,289	1	
A5Q00004911	FDMH293-G	Корпус зеленый для блока электронного	90,30 €	15	1	H3EN	0,29	1	
A5Q00004979	FDMH291-Y	Корпус желтый для блока электронного	57,68 €	15	1	H3EN	0,117	1	
A5Q00004980	FDMH291-B	Корпус синий для блока электронного	51,45 €	15	1	H3EN	0,116	1	
A5Q00004981	FDMH291-G	Корпус зеленый для блока электронного	43,75 €	15	1	H3EN	0,114	1	
A5Q00005525	FDMH292-R	Корпус красный для блока электронного	130,20 €	15	1	H3EN	0,347	1	
A5Q00005925	DMA1104D	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска	44,55 €	15	1	H3EN	0,103	1	
A5Q00008098	FDM223	Извещатель ручной	141,01 €	15	1	H3EN	0,364	1	
A5Q00009392	FDME224	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска	72,10 €	15	1	H3EN	0,107	1	
A5Q00012020	FDM225-RP	Извещатель ручной	76,30 €	15	1	H3EN	0,145	1	
A5Q00013434	FDM225-RG	Извещатель ручной	По запросу	15	1	H3EN	0,15	1	
A5Q00013435	FDM226-RG	Извещатель ручной	86,80 €	15	1	H3EN	0,238	1	
A5Q00013436	FDM226-RP	Извещатель ручной	91,70 €	15	1	H3EN	0,232	1	
A5Q00014486	DM1103-S	Устройство аварийного отключения	131,60 €	15	1	H3EN	0,371	1	
A5Q00017630	DM1103-L	Устройство дистанционного пуска	102,90 €	15	1	H3EN	0,372	1	
S54311-B4-A1	FDME234	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска	72,80 €	15	1	H3EN	0,134	1	
S54311-B5-A1	FDME233	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска	72,80 €	15	1	H3EN	0,134	1	
S54311-F2-A1	FDMH293-O	Корпус оранжевый для блока электронного	103,60 €	15	1	H3EN	0,291	1	
S54311-F8-A1	FDM243H	Извещатель ручной	784,00 €	15	1	H3EN	0,567	1	
S54311-F9-A1	FDM233	Извещатель ручной	113,40 €	15	1	H3EN	0,355	1	
S54311-F11-A1	FDM231-RP	Извещатель ручной	70,70 €	15	1	H3EN	0,205	1	
S54323-B108-A1	FDME273	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска	277,20 €	15	1	H3EN	0,135	1	
S54329-F5-A1	FDM223-EX	Извещатель ручной EX	357,00 €	15	1	H3EN	0,4	1	
S54371-F6-A1	FDM1101-RG	Извещатель ручной (коллективный)	33,95 €	15	1	H3EN	0,15	1	
S54371-F6-A2	FDM1101-RP	Извещатель ручной (коллективный)	35,49 €	15	1	H3EN	0,144	1	
Системы пожарной сигнализации /									
BPZ:4851200001	DMZ1196-AA	Запасное стекло	2,51 €	15	10	H3EN	0,181	1	
BPZ:4851910001	DMZ1195	Ключ для извещателей ручных FDM223 и FDM224	5,68 €	15	10	H3EN	0,003	1	
BPZ:4942050001	DMZ1196-AC	Запасное стекло	4,42 €	15	10	H3EN	0,011	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:5223550001	DMZ1197-AC	Крышка защитная для извещателя ручного	9,45 €	15	5	H3EN	0,013	1	
BPZ:5470680001	DMZ1197-AD	Защитное уплотнение	19,25 €	15	5	H3EN	0,025	1	
A5Q00001643	FDMK291	Ключ для извещателя ручного FDM221	15,26 €	15	1	H3EN	0,036	1	
A5Q00001644	FDMC291	Крышка защитная для извещателя ручного	10,64 €	15	5	H3EN	0,045	1	
A5Q00002122	FDMG291	Стекло запасное	4,20 €	15	10	H3EN	0,006	1	
A5Q00004478	M20X1.5MSVER	Кабельный сальник с резьбой M20x1,5	27,23 €	15	10	H3EN	0,039	1	
A5Q00004479	ZU_M20X1.5	Контргайка M20	2,03 €	15	10	H3EN	0,007	1	
A5Q00006735	A5Q00006735	Заглушка блокирующая M20x1,5 (1 отверстие)	1,71 €	15	10	H3EN	0,027	1	
A5Q00013437	FDMH295-R	Основание для извещателей ручных FDM225 и FDM226	6,13 €	15	10	H3EN	0,068	1	
A5Q00013438	FDMH295-S	Основание для извещателей ручных FDM225 и FDM226 с отверстиями	9,31 €	15	10	H3EN	0,059	1	
A5Q00013440	FDMC295	Крышка защитная для извещателя ручного	11,41 €	15	10	H3EN	0,036	1	
A5Q00013442	FDMG295	Стекло запасное	4,63 €	15	5	H3EN	0,016	1	
A5Q00013445	FDMC295	Вставка пластиковая для извещателя ручного	4,61 €	15	5	H3EN	0,008	1	
A5Q00013448	FDMK295	Ключ для извещателей ручных FDM225 и FDM226	2,37 €	15	10	H3EN	0,032	1	
S54311-B8-A1	FDMG298	Стекло запасное	11,90 €	15	10	H3EN	0,01	1	
S54311-B10-A1	FDMK231	Ключ для извещателя ручного FDM231	4,07 €	15	10	H3EN	0,004	1	
S54311-B12-A1	FDMH231-S-R	Основание для извещателя ручного FDM231	5,09 €	15	10	H3EN	0,1	1	
S54323-B109-A1	FDMH273-R	Корпус красный для блока электронного	65,80 €	15	1	H3EN	0,328	1	
Системы пожарной сигнализации /									
A5Q00015550	FC2020-AZ	Панель управления (2-шлейфа)	По запросу	35	1	H3EN	10,4	1	
A5Q00016100	FC2040-AA	Панель управления (4-шлейфа)	По запросу	35	1	H3EN	18,28	1	
A5Q00016827	FC2020-EZ	Панель управления (2-шлейфа)	По запросу	35	1	H3EN	10,94	1	
A5Q00016829	FC2020-AA	Панель управления (2-шлейфа)	По запросу	44	1	H3EN	18,1	1	
A5Q00016851	FC2020-AE	Панель управления (2-шлейфа)	По запросу	35	1	H3EN	19,12	1	
A5Q00016852	FC2040-AE	Панель управления (4-шлейфа)	По запросу	35	1	H3EN	19,2	1	
A5Q00016854	FC2040-AG	Панель управления (4-шлейфа)	По запросу	44	1	H3EN	19	1	
A5Q00023048	FC2060-AA	Панель управления (модульная)	По запросу	44	1	H3EN	24,34	1	
S54400-B17-A1	FCC2002-A1	Панель управления модульная (19", FC2080)	По запросу	44	1	H3EN	6,94	1	
S54400-C2-A1	FC2030-AA	Панель управления (модульная)	По запросу	44	1	H3EN	19,2	1	
S54400-C3-A3	FC2040-GA	Панель управления (4-шлейфа)	По запросу	44	1	H3EN	23	1	
Системы пожарной сигнализации /									
S54400-C29-A1	FC722-ZE	Панель управления (2-шлейфа)	3 696,00 €	35	1	H3EN	18,5	1	
S54400-C29-A2	FC722-ZA	Панель управления (2 шлейфа)	2 961,00 €	35	1	H3EN	18	1	
S54400-C29-A4	FC722-YZ	Панель управления (2 шлейфа)	2 926,00 €	35	1	H3EN	10,68	1	
S54400-C29-A5	FC722-ZZ	Панель управления (2-шлейфа)	2 457,00 €	44	1	H3EN	10,6	1	
S54400-C30-A2	FC724-ZA	Панель управления (4-шлейфа)	4 463,07 €	54	1	H3EN	18,34	1	
S54400-C30-A3	FC724-ZE	Панель управления (4-шлейфа)	4 929,58 €	35	1	H3EN	18,42	1	
S54400-C31-A2	FT724-ZZ	Пульт управления	1 841,00 €	35	1	H3EN	7,86	1	
S54400-C32-A2	FC721-ZZ	Панель управления (1-шлейф)	2 268,00 €	35	1	H3EN	8,66	1	
S54400-C32-A3	FC721-YZ	Панель управления (1-шлейф)	2 737,00 €	35	1	H3EN	8,8	1	
S54400-C87-A1	FC726-ZA	Панель управления (модульная)	5 894,00 €	35	1	H3EN	24,4	1	
S54400-C143-A1	FC723-ZA	Панель управления (модульная)	4 704,00 €	35	1	H3EN	19,2	1	
Системы пожарной сигнализации / Контрольные панели XC10									
S54390-C1-A1	XC1001-A	Панель управления пожаротушением	1 461,06 €	15	1	H3EN	4,302	1	
S54390-C2-A1	XC1003-A	Панель управления пожаротушением 19" исполнение	1 484,00 €	15	1	H3EN	8,286	1	
S54390-C3-A1	XC1005-A	Панель управления пожаротушением "Комфорт"	1 659,74 €	44	1	H3EN	8,16	1	
Системы пожарной сигнализации /									
BPZ:3680300001	RE6	Тестер для проверки извещателей дымовых	312,20 €	15	1	H3EN	0,865	1	
BPZ:3685190001	RE10	Тестер для проверки извещателя линейного	931,00 €	15	1	H3EN	0,474	1	
A5Q00003357	FDUD292	Устройство замены и тестирования извещателя	По запросу	15	1	H3EN	1,023	1	
A5Q00003585	FDUD291	Устройство замены извещателя	По запросу	15	1	H3EN	0,61	1	
A5Q00004397	FDUL221	Тестер линии	1 043,00 €	15	1	H3EN	1,723	1	
A5Q00004996	FDUM291	Штанга телескопическая 1,6м/4м	254,10 €	15	1	H3EN	1,76	1	
A5Q00004997	FDUM292	Штанга телескопическая 2.1м/7.3м	480,20 €	74	1	H3EN	4,48	1	
A5Q00005545-R	FCI2002-A1	Плата периферийная (2 шлейфа)	511,00 €	15	1	H3EN	0,389	1	
A5Q00008437	FDUL221-B	Блок питания для тестера линии	183,40 €	15	1	H3EN	0,351	1	
A5Q00009786	FDUM29X	Адаптер для штанги FDUM29X	170,80 €	15	1	H3EN	0,09	1	
A5Q00009787	FDUM291/292	Зажим для штанги	140,00 €	15	1	H3EN	0,024	1	
A5Q00009788	FDUM291/292	Адаптер для штанги FDUM291	59,85 €	15	1	H3EN	0,016	1	
A5Q00009789	FDUM291/292	Адаптер для штанги FDUM29X	95,20 €	15	1	H3EN	0,016	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
A5Q00009953-R	FCI2004-A1	Плата периферийная (4 шлейфа)	819,00 €	15	1	H3EN	0,49	1	
A5Q00011687	REF8	Баллон с контрольным газом для дымовых извещателей	29,82 €	15	6	H3EN	0,227	1	
A5Q00011688	REF8-S	Баллон с контрольным газом для дымовых извещателей	66,21 €	15	6	H3EN	0,226	1	
A5Q00018261	FDUD293	Тестер извещателей интеллектуальный	1 407,00 €	15	1	H3EN	0,954	1	
S54370-N2-A1	REF8-C	Баллон с контрольным газом для дымовых извещателей (с CO)	30,24 €	15	6	H3EN	0,07	1	
S54370-N4-A1	RE7T-A	Адаптер для установки RE7T, RE8ST и RE8STCO на штангу	109,90 €	15	1	H3EN	0,366	1	
S54370-N8-A1	RE7T-C1	Блок питания для тестера	358,40 €	15	1	H3EN	0,656	1	
S54370-N22-A1	RE8-CO	Капсула дымовая с CO для тестера	126,47 €	15	6	H3EN	0,077	1	
S54370-N25-A1	RE8-S	Капсула дымовая для тестера	129,19 €	15	6	H3EN	0,079	1	
S54370-S3-A1	RE7T	Тестер для проверки извещателей тепловых	1 141,00 €	15	1	H3EN	2,624	1	
S54370-S23-A1	RE8ST	Тестер для проверки извещателей дымовых	2 924,11 €	15	1	H3EN	3,474	1	
S54370-S24-A1	RE8STCO	Тестер с CO для проверки извещателей дымовых	3 157,00 €	15	1	H3EN	3,753	1	
Системы пожарной сигнализации /									
A5Q00031729-R	FCI2010-A1	Плата периферийная (1 шлейф)	557,20 €	15	1	H3EN	0,393	1	
Системы пожарной сигнализации /									
S54451-B1-A1	PC2001-A1	Аудиоматрица цифровая (4/4/4)	По запросу	40	1	H3EN	3,1	1	
S54451-B2-A1	PC2002-A1	Аудиоматрица цифровая (0/4/4)	По запросу	40	1	H3EN	3,1	1	
S54451-B3-A1	PC2003-A1	Аудиоматрица цифровая (4/4/16)	По запросу	40	1	H3EN	8,5	1	
S54451-B4-A1	PN2001-A1	Коммутатор сетевой (2x4/2)	По запросу	40	1	H3EN	2,4	1	
S54451-B5-A1	PN2005-A1	Коммутатор сетевой (1x8/2)	По запросу	40	1	H3EN	0,72	1	
S54451-B6-A1	PT2001-A1	Консоль настольная микрофонная (19 клавиш)	По запросу	40	1	H3EN	2,2	1	
S54451-B7-A1	PTO2001-A1	Расширение для консоли (24 клавиши)	По запросу	40	1	H3EN	1,9	1	
S54451-B8-A1	PTO2002-A1	Расширение для консоли (каба)	По запросу	40	1	H3EN	1	1	
S54451-B9-A1	PT2002-A1	Консоль микрофонная пожарной службы	По запросу	40	1	H3EN	4,5	1	
S54451-B10-A1	PT2003-A1	Консоль микрофонная пожарной службы RS485	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B11-A1	PT2004-A1	Панель индикации (19 ")	По запросу	40	1	H3EN	0,16	1	
S54451-B12-A1	PT2005-A1	Панель управления тревожная (19")	По запросу	40	1	H3EN	0,1	1	
S54451-B13-A1	PT2006-A1	Панель управления удаленная	По запросу	40	1	H3EN	0,1	1	
S54451-B14-A1	PT2007-A1	Панель индикации (дверь)	По запросу	40	1	H3EN	0,16	1	
S54451-B15-A1	PV2001-A1	Усилитель мощности (2x250 Вт)	По запросу	40	1	H3EN	16,5	1	
S54451-B16-A1	PV2002-A1	Усилитель мощности (2x500 Вт)	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B17-A1	PV2003-A1	Усилитель мощности (4x150 Вт)	По запросу	40	1	H3EN	16,5	1	
S54451-B19-A1	PCA2001-A1	Модуль контроля замыкания на землю (24 В)	По запросу	40	1	H3EN	0,11	1	
S54451-B20-A1	PCA2002-A1	Карта памяти micro sd (промышленная, 2 Gb)	По запросу	40	1	H3EN	0,001	1	
S54451-B20-B1	PCA2017-A1	Карта памяти micro sd (промышленная, 2 Gb)	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B22-A1	PCA2004-A1	Устройство оконечное EOL3 (активное)	По запросу	40	1	H3EN	0,1	1	
S54451-B25-A1	PCA2007-A1	Микрофон автоматический звуковой	По запросу	40	1	H3EN	0,14	1	
S54451-B26-A1	PCA2008-A1	Модуль автоматического регулирования громкости	По запросу	40	1	H3EN	0,11	1	
S54451-B27-A1	PCO2001-A1	Модуль дополнительных релейных выходов (8 вых)	По запросу	40	1	H3EN	0,25	1	
S54451-B28-A1	PCIO2001-A1	Модуль дополнительных входов/выходов (16 вх / вых)	По запросу	40	1	H3EN	0,15	1	
S54451-B30-A1	PNA2009-A1	Ретранслятор RS485	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B32-A1	PT2008-A1	Консоль настольная микрофонная (RS232, 3+1)	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B33-A1	PT2009-A1	Консоль настольная микрофонная (RS485, 8+1)	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B34-A1	PV2007-A1	Усилитель мощности (1x250 Вт)	По запросу	40	1	H3EN	11,2	1	
S54451-B38-A1	PNA2002-A1	Оптический адаптер (однономд для PN2005)	По запросу	40	1	H3EN	0,017	1	
S54451-B39-A1	PNA2004-A1	Оптический адаптер (многомомд для PN2001)	По запросу	40	1	H3EN	0,018	1	
S54451-B40-A1	PNA2008-A1	Интерфес RS485 - RJ45	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B41-A1	PNA2003-A1	Оптический адаптер (многомомд для PN2005)	По запросу	40	1	H3EN	0,017	1	
S54451-B42-A1	PNA2007-A1	Полка для аккумуляторов (19")	По запросу	40	1	H3EN	11,6	1	
S54451-B44-A1	PN2007-A1	Медиаконвертер (1x1/1)	По запросу	40	1	H3EN	0,46	1	
S54451-B48-A1	PTO2003-A1	Расширение для консоли (Nordic)	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B49-A1	PTO2004-A1	Микрофон настольный	300,98 €	40	1	H3EN	0,17	1	
S54451-B50-A1	PTO2005-A1	Набор монтажный dcs (19 " / 5u)	По запросу	40	1	H3EN	0,41	1	
S54451-B51-A1	PTO2006-A1	Расширение для консоли (8 клавиш)	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B52-A1	PNA2007-A1	Ретранслятор (cat5)	По запросу	40	1	H3EN	0,9	1	
S54451-B53-A1	PCA2005-A1	Изолятор линии (100 В)	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B54-A1	PCA2013-A1	Корпус для изолятора	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B56-A1	PT2010-A1	Панель системная	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B58-A1	PTO2008-A1	Интерфес к микрофонный консоли RS485	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B59-A1	PTO2009-A1	Интерфейс для резервирования RS485	По запросу	40	1	H3EN		1	
S54451-B61-A1	PP2003-A1	Блок питания (19" , 320 Ач)	По запросу	40	1	H3EN	5,2	1	
S54451-B62-A1	PP2004-A1	Блок питания (настенный, 40 Ач)	По запросу	40	1	H3EN	42	1	
S54451-B65-A1	PCA2011-A1	Преобразователь dc / dc (24 В / 50 Вт)	По запросу	40	1	H3EN	0,48	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S54451-B68-A1	PA2006-A1	Аккумулятор (12 В, 40 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН	12,2	1	
S54451-B68-B1	PA2010-A1	Аккумулятор (12 В, 45 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B69-A1	PA2007-A1	Аккумулятор (12 В, 65 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН	21,3	1	
S54451-B69-B1	PA2011-A1	Аккумулятор (12 В, 65 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B69-C1	PA2015-A1	Аккумулятор (12 В, 70 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B70-A1	PA2008-A1	Аккумулятор (12 В, 100 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН	34,5	1	
S54451-B70-B1	PA2012-A1	Аккумулятор (12 В, 100 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B70-C1	PA2016-A1	Аккумулятор (12 В, 100 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B71-A1	PA2009-A1	Аккумулятор (12 В, 150 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН	46,4	1	
S54451-B71-B1	PA2013-A1	Аккумулятор (12 В, 150 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B71-C1	PA2017-A1	Аккумулятор (12 В, 150 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B72-A1	PCA2014-A1	Модуль расширения для PC2003	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B75-A1	PCA2018-A1	Преобразователь dc / dc (24 В / 100 Вт)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B76-A1	PC2005-A1	Аудиоматрица цифровая (4/4/4) без расширенного обзора	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B78-A1	PCIO2002-A1	Модуль дополнительных входов/выходов (16 вх / вых)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B79-A1	PCO2002-A1	Модуль дополнительных релейных выходов (8 вых)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B80-A1	PCO2003-A1	Расширение модуля дополнительных релейных выходов (+ 8	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B200-A1	PC1001-A3	Панель управления речевая 400	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B201-A1	PC1002-A3	Панель управления речевая 1000	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B202-A1	PT1001-A1	Панель системная	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B203-A1	PT1002-A1	Панель управления и мкрофон	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B204-A1	PV1001-A1	Усилитель мощности (1x250Вт)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B205-A1	PV1002-A1	Усилитель мощности (1x500Вт)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B206-A1	PN1001-A1	Коммутатор сетевой (1x4)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B207-A1	PN1002-A1	Интерфейс RS485 (1 Порт)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B208-A1	PA1001-A1	Аккумулятор (12 В, 75 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-B209-A1	PA1002-A1	Аккумулятор (12 В, 100 Ач)	По запросу	40	1	Н3ЕН		1	
S54451-C20-A1	RH2012-A1	Шкаф ERA (26U, фикс, малый 60x60)	По запросу	40	1	Н3ЕН	82	1	
S54451-C21-A1	RH2011-A1	Шкаф ERA (43U, фикс, большой 60x60)	По запросу	40	1	Н3ЕН	110	1	
S54451-C40-A1	RH2006-A1	Шкаф Rittal (24U, фикс., малый 80x80)	По запросу	40	1	Н3ЕН	155	1	
S54451-C41-A1	RH2004-A1	Шкаф Rittal (24U, поворотный, малый 80x80)	По запросу	40	1	Н3ЕН	165	1	
S54451-C42-A1	RH2005-A1	Шкаф Rittal (42U, фикс., большой, 80x80)	По запросу	40	1	Н3ЕН	189	1	
S54451-C43-A1	RH2003-A1	Шкаф Rittal (40U, поворотный, большой 80x80)	По запросу	40	1	Н3ЕН	206	1	
S54451-C50-A1	RH2010-A1	Шкаф ERA (26U, фикс, малый 80x80)	По запросу	40	1	Н3ЕН	109	1	
S54451-C51-A1	RH2008-A1	Шкаф ERA (23U, поворотный, малый 80x80)	По запросу	40	1	Н3ЕН	114	1	
S54451-C52-A1	RH2009-A1	Шкаф ERA (43U, фикс, большой 80x80)	По запросу	40	1	Н3ЕН	147	1	
S54451-C53-A1	RH2007-A1	Шкаф ERA (40U, поворотный, большой 80x80)	По запросу	40	1	Н3ЕН	153	1	
Системы пожарной сигнализации /									
BPZ:4843830001	Z3B171	Модуль релейный 250 В перемен. тока, 10А	22,75 €	15	10	Н3ЕН	0,038	1	
BPZ:5291410001	F50F410	LED-плоский кабель для K3R072	69,37 €	15	1	Н3ЕН	0,112	1	
BPZ:5644230001	TS35_288	Рейка монтажная, длиной 288мм	14,77 €	15	1	Н3ЕН	0,099	1	
BPZ:5644780001	TS35_122	Дин-рейка LG=122мм	7,98 €	15	10	Н3ЕН	0,041	1	
A5Q00005327	FCA2001-A1	Модуль для панели управления RS232	229,60 €	15	1	Н3ЕН	0,057	1	
A5Q00009875	FCL2001-A1	Плата линии (Fdnet/C-NET)	964,33 €	34	1	Н3ЕН	0,212	1	
A5Q00009906	FN2003-A1	Корпус (Комфорт)	По запросу	15	1	Н3ЕН	16,84	1	
A5Q00009923	FCA2002-A1	Модуль для панели управления RS485	321,89 €	15	1	Н3ЕН	0,054	1	
A5Q00010044	FCL2003-A1	Плата линии (MS9i)	По запросу	15	1	Н3ЕН	0,202	1	
A5Q00010113	FTO2005-C1	Ключ доступа (Kaba)	196,70 €	15	1	Н3ЕН	0,136	1	
A5Q00010126	FTO2001-A1	Принтер событий	707,00 €	15	1	Н3ЕН	0,323	1	
A5Q00010129	FTO2006-B1	Ключ доступа (Nordic)	88,20 €	15	1	Н3ЕН	0,08	1	
A5Q00010136	FCI2003-A1	Плата расширения шлейфов	244,30 €	28	1	Н3ЕН	0,058	1	
A5Q00010151	FNA2007-A1	Монтажный комплект	195,30 €	25	1	Н3ЕН	0,71	1	
A5Q00010502	FCL2002-A1	Плата линии (коллективная)	По запросу	15	1	Н3ЕН	0,217	1	
A5Q00012851	FN2001-A1	Модуль сетевой (SAFEDLINK)	506,51 €	34	1	Н3ЕН	0,06	1	
A5Q00014104	FT2010-A1	Пульт управления поэтажный	1 459,41 €	44	1	Н3ЕН	1,473	1	
A5Q00014417	FT2001-A1	Драйвер мнемодисплея	530,60 €	15	1	Н3ЕН	0,34	1	
A5Q00014866	FCA2005-A1	Модуль звукового оповещения	126,70 €	15	1	Н3ЕН	0,133	1	
A5Q00016552	FNA2013-A1	Основание для поэтажного пульта и дисплея	162,40 €	15	1	Н3ЕН	0,853	1	
A5Q00016702	FT2040-AZ	Пульт управления	По запросу	35	1	Н3ЕН	7,82	1	
A5Q00016865	FN2001-A1	Корпус (Эко)	По запросу	15	1	Н3ЕН	7,58	1	
A5Q00017619	A5Q00017619	Бумага рулонная для термографического принтера	8,26 €	15	10	Н3ЕН	0,95	1	
A5Q00017706	FT2011-A1	Дисплей поэтажный	1 163,15 €	35	1	Н3ЕН	1,432	1	
A5Q00018778	FN2004-A1	Корпус (Большое расширение)	По запросу	15	1	Н3ЕН	11,82	1	
A5Q00018779	FP2005-A1	Блок питания (150 Вт, В)	777,00 €	15	1	Н3ЕН	1,191	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
A5Q00018931	FH2002-A1	Корпус (Стандарт)	По запросу	15	1	H3EN	9,4	1	
A5Q00019353	FA2003-A1	Аккумулятор (12 В, 7 Ач, VDS)	32,55 €	15	1	H3EN	2,48	1	
A5Q00019354	FA2004-A1	Аккумулятор (12 В, 12 Ач, VDS)	53,34 €	15	1	H3EN	3,86	1	
A5Q00019357	FA2008-A1	Аккумулятор (12 В, 65 Ач, VDS)	289,80 €	15	1	H3EN	22,5	1	
A5Q00019543	FH2005-A1	Корпус (Большой)	По запросу	15	1	H3EN	20,3	1	
A5Q00019677	FA2005-A1	Аккумулятор (12 В, 17 Ач, VDS)	78,40 €	15	1	H3EN	5,82	1	
A5Q00020179	FHA2016-A1	Набор монтажный 19"	По запросу	15	1	H3EN	2,8	1	
A5Q00020825	FP2004-A1	Блок питания (150 Вт, А)	1 163,15 €	15	1	H3EN	1,158	1	
A5Q00021773	FHA2011-A2	Крышка защитная для панели управления Sinteso	По запросу	15	1	H3EN	1,42	1	
A5Q00022364	FH2006-A1	Корпус (Эко + отделение для документов)	По запросу	15	1	H3EN	9,08	1	
A5Q00022369	FH2007-A1	Корпус (Стандарт + отделение для документов)	По запросу	15	1	H3EN	11,78	1	
A5Q00022897	FA2007-A1	Аккумулятор (12 В, 45 Ач, VDS)	202,30 €	15	1	H3EN	15,06	1	
A5Q00023027	FCA2014-A1	Набор кабелей (связь)	191,10 €	15	1	H3EN	0,243	1	
A5Q00023101	FA2009-A1	Аккумулятор (12 В, 100 Ач, VDS)	429,10 €	15	1	H3EN	32	1	
A5Q00023962	DL3750+	Принтер матричный внешний	5 006,05 €	15	1	H3EN	9,16	1	
A5Q00023963	DL3750+	Лента для печатающего устройства	69,23 €	15	1	H3EN	0,08	1	
A5Q00024621	FHA2015-A1	Крышка защитная для панели управления (2 HU)	По запросу	15	1	H3EN	6,16	1	
A5Q00024719	FHA2017-A1	Крышка защитная для панели управления (1 HU)	По запросу	15	1	H3EN	4,08	1	
A5Q00025980	FCA2006-A1	Модуль для подключения каркасов для плат	2 093,00 €	15	1	H3EN	0,085	1	
A5Q00026917	FT2040-FX	Пульт управления	По запросу	35	1	H3EN	3,78	1	
A5Q00028736	DL485/13-MM-ST-SBT	Модуль интерфейсный (MM)	1 440,98 €	15	1	H3EN	0,739	1	
A5Q00028737	DL485/13-SM-ST-SBT	Модуль интерфейсный (SM)	2 170,00 €	15	1	H3EN	0,746	1	
P54400-P1-A1	FXA2003	Лицензия техническая для FS20 на 1 месяц	По запросу	16	1	H3EN	0,001	1	
S24236-B2502-A1	FN2002-A1	Повторитель/усилитель SAFEDLINK	497,00 €	15	1	H3EN	0,13	1	
S54302-Z101-A1	BAT12-110	Аккумулятор (12 В, 110 Ач)	608,30 €	15	1	H3EN	40	1	
S54302-Z102-A1	BAT12-25	Аккумулятор (12 В, 25 Ач)	106,40 €	15	1	H3EN	8,18	1	
S54380-F12-A1	FCM2005-A2	Компонент дополнительный (заглушка для панели управления)	По запросу	15	1	H3EN	1,309	1	
S54392-A7-A1	XCI2005-A1	Плата пожаротушения	1 166,12 €	15	1	H3EN	0,464	1	
S54392-B3-A1	XCM2002-A2	Терминал пожаротушения встроенный Sinteso (1 сектор)	По запросу	15	1	H3EN	1,774	1	
S54392-B4-A1	XCM2003-A2	Терминал пожаротушения встроенный Sinteso (4 сектора)	По запросу	15	1	H3EN	2,122	1	
S54392-B8-A1	FCA2046-A1	Каркас для платы пожаротушения (1 сектор)	303,10 €	15	1	H3EN	0,624	1	
S54392-B11-A1	XTO2003-B1	Ключ доступа (Nordic)	67,27 €	15	1	H3EN	0,083	1	
S54392-B12-A1	XTO2002-C1	Ключ доступа (Kaba)	179,20 €	15	1	H3EN	0,132	1	
S54392-B18-A1	XCM7202-Z3	Терминал пожаротушения встроенный Cerberus PRO (1 сектор)	1 060,00 €	15	1	H3EN	1,769	1	
S54392-F2-A1	XT2001-A2	Терминал пожаротушения удаленный	776,69 €	15	1	H3EN	0,553	1	
S54392-K13-A1	FCA2051-A1	Набор кабелей (FCA2046-XCM2003)	По запросу	15	1	H3EN	0,087	1	
S54392-K14-A1	FCA2050-A1	Набор кабелей (для второго шкафа, FHA2053)	По запросу	15	1	H3EN	0,142	1	
S54392-K15-A1	FCA2049-A1	Набор кабелей (FCA2046-FCA2046)	По запросу	15	1	H3EN	0,04	1	
S54392-N19-A1	XCA2004-A1	Набор для тестирования пожаротушения	1 064,00 €	15	1	H3EN	0,869	1	
S54392-S17-A1	FCA2047-A1	Набор аксессуаров FCA2046	43,61 €	15	1	H3EN	0,039	1	
S54392-S20-A1	XCA2005-A1	Комплект пожаротушения	1 442,00 €	15	1	H3EN	1,466	1	
S54400-A6-A1	FCI2008-A1	Плата входов/выходов (программируемая)	303,10 €	15	1	H3EN	0,193	1	
S54400-A14-A1	FT2003-N1	Драйвер мнемодисплея	812,00 €	15	1	H3EN	0,299	1	
S54400-A18-A1	FCC2004-A1	Плата центрального процессора (FC2080)	По запросу	34	1	H3EN	0,435	1	
S54400-A20-A1	FCI2007-A1	Плата входов/выходов (передача сообщений)	614,60 €	15	1	H3EN	0,207	1	
S54400-A21-A1	FCI2009-A1	Плата выходов (8 линий оповещения)	606,20 €	15	1	H3EN	0,205	1	
S54400-A91-A1	FCC2005-A1	Плата коммуникационная (FC2080)	По запросу	15	1	H3EN	0,411	1	
S54400-A102-A1	FN2010-A1	Модуль сетевой (SAFEDLINK, для FC2080)	По запросу	15	1	H3EN	0,057	1	
S54400-A107-A1	FCL2005-A1	Плата линии (AnalogPlus)	По запросу	15	1	H3EN	0,214	1	
S54400-A108-A1	FCL2006-A1	Плата линии (Interactive)	910,00 €	15	1	H3EN	0,209	1	
S54400-A109-A1	FN2006-A1	Модуль оптический сетевой (SM)	2 604,00 €	44	1	H3EN	0,892	1	
S54400-A110-A1	FN2007-A1	Модуль оптический сетевой (MM)	1 267,00 €	34	1	H3EN	0,884	1	
S54400-A134-A1	FCL2007-A1	Плата линии (Interactive EX)	777,00 €	15	1	H3EN	0,21	1	
S54400-A181-A1	FTI2001-A1	Плата периферийная для пульта управления	650,30 €	15	1	H3EN	0,19	1	
S54400-A182-A1	FCL2008-A1	Плата линии (Fdnet/C-NET, модернизированная)	По запросу	15	1	H3EN	0,1	1	
S54400-A183-A1	FCI2023-A1	Плата периферийная (2 шлейфа, модернизированная)	По запросу	15	1	H3EN	0,1	1	
S54400-A184-A1	FCI2024-A1	Плата периферийная (4 шлейфа, модернизированная)	По запросу	15	1	H3EN	0,1	1	
S54400-A185-A1	FCI2025-A1	Плата расширения шлейфов, модернизированная	По запросу	15	1	H3EN	0,1	1	
S54400-B23-A1	FHA2021-A1	Отсек для аккумуляторов (19")	По запросу	15	1	H3EN	7,02	1	
S54400-B24-A1	FHA2022-A1	Набор крепежный (19", для блоков питания)	По запросу	50	1	H3EN	7,24	1	
S54400-B25-A1	FHA2023-A1	Набор крепежный (19", для шасси слотов расширения)	По запросу	15	1	H3EN	3,225	1	
S54400-B26-A1	FHA2024-A1	Набор крепежный (19")	По запросу	15	1	H3EN	1,799	1	
S54400-B28-A1	FCA2008-A1	Каркас для плат (5 слотов)	599,20 €	15	1	H3EN	1,606	1	
S54400-B36-A1	FHA2008-B1	Монтажный комплект (для документации)	По запросу	15	1	H3EN	6,56	1	
S54400-B38-A1	FCA2007-A1	Каркас для плат (2 слота)	436,80 €	15	1	H3EN	1,4	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S54400-B39-A1	FCC2003-A1	Каркас для плат (ЦП)	По запросу	15	1	H3EN	1,186	1	
S54400-B79-A1	FHA2029-A1	Монтажный комплект (для корпуса "Комфорт")	323,40 €	15	1	H3EN	1,373	1	
S54400-B121-A1	FP2015-A1	Блок питания (70 Вт)	506,10 €	15	1	H3EN	0,839	1	
S54400-B133-A1	FHA2039-A1	Основание для пульта управления FT2080	По запросу	15	1	H3EN	2,958	1	
S54400-B146-A1	FCM2038-A2	Компонент дополнительный индикации (2 × LED-индикация)	По запросу	15	1	H3EN	1,808	1	
S54400-B147-A1	FCM2036-A2	Компонент дополнительный индикации (4 × LED-индикация)	По запросу	15	1	H3EN	2,08	1	
S54400-B148-A1	FCM2037-A2	Станция рабочая (+ 1 × LED-индикация)	По запросу	35	1	H3EN	2,28	1	
S54400-C103-A1	FH2080-AA	Корпус (19")	По запросу	24	1	H3EN	120	1	
S54400-C120-A1	FT2080-A1	Пульт управления сенсорный	По запросу	15	1	H3EN	3,403	1	
S54400-F34-A1	FT2010-C1	Пульт управления поэтажный	1 309,00 €	35	1	H3EN	1,622	1	
S54400-F83-A1	FCM2028-A2	Станция рабочая	По запросу	35	1	H3EN	2,177	1	
S54400-F119-A1	FHA2040-A1	Корпус настольный для пульта управления FT2080	По запросу	15	1	H3EN	3,298	1	
S54400-N181-A1	FHA2055-A1	Комплект монтажный	По запросу	15	1	H3EN	5,51	1	
S54400-P154-A1	FCA2033-A1	Ключ лицензионный (S1, Вижуалайзер)	150,50 €	15	1	H3EN	0,008	1	
S54400-P155-A1	FCA2034-A1	Ключ лицензионный (S2, BACnet ограниченный)	249,90 €	15	1	H3EN	0,007	1	
S54400-P156-A1	FCA2035-A1	Ключ лицензионный (S3, Mobile, BACnet полный)	501,90 €	15	1	H3EN	0,008	1	
S54400-P157-A1	FCA2036-A1	Ключ лицензионный (S4, BACnet расширенный)	987,00 €	15	1	H3EN	0,007	1	
S54400-S111-A1	FHA2035-A1	Монтажный комплект	1 106,00 €	15	1	H3EN	9,38	1	
V24230-Z6-A5	SV24V-150W	Блок питания	600,60 €	15	1	H3EN	0,979	1	
Системы пожарной сигнализации /									
S54400-A116-A1	FCL7201-Z3	Плата линии (Synoloop)	1 043,00 €	15	1	H3EN	0,209	1	
S54400-B70-A1	FH7202-Z3	Корпус (Стандарт)	652,40 €	15	1	H3EN	9,04	1	
S54400-B71-A1	FH7203-Z3	Корпус (Комфорт)	938,00 €	15	1	H3EN	16,12	1	
S54400-B72-A1	FH7201-Z3	Корпус (Эко)	608,30 €	15	1	H3EN	7,2	1	
S54400-B74-A1	FHA7202-A3	Крышка защитная для панели управления (без маркировки)	178,50 €	15	1	H3EN	1,5	1	
S54400-B77-A1	FHA7201-A3	Крышка защитная для панели управления Cerberus PRO	178,50 €	15	1	H3EN	1,5	1	
S54400-B86-A1	FH7205-Z3	Корпус (Большой)	1 001,00 €	15	1	H3EN	19,56	1	
S54400-B89-A1	FH7204-Z3	Корпус (Большое расширение)	777,00 €	15	1	H3EN	11,56	1	
S54400-B149-A1	FCM7213-Y3	Компонент дополнительный индикации (2 × LED-индикация)	1 330,00 €	15	1	H3EN	1,79	1	
S54400-B150-A1	FCM7214-Y3	Компонент дополнительный индикации (4 × LED-индикация)	2 212,00 €	15	1	H3EN	2,085	1	
S54400-B151-A1	FCM7215-Y3	Станция рабочая (+1×LED)	2 317,00 €	35	1	H3EN	2,285	1	
S54400-F76-A1	FCM7210-Z3	Компонент дополнительный (заглушка для панели управления)	196,70 €	15	1	H3EN	1,478	1	
S54400-F85-A1	FCM7204-Z3	Станция рабочая	1 106,00 €	35	1	H3EN	2,159	1	
Системы пожарной сигнализации /									
BPZ:4392990001	AX1213	Аккумулятор (12 В, 4 Ач)	24,64 €	15	1	H3EN	1,556	1	
Системы пожарной сигнализации / Контрольные панели XC10									
A5Q00025158	XCA1020	Комплект для установки FDCIO	15,82 €	15	1	H3EN	0,191	1	
A6E60500026	FCA1007	Набор замков с ключами	81,20 €	15	1	H3EN	0,268	1	
A6E60500054	FSP1004-E	Блок питания 3.5A	973,00 €	15	1	H3EN	0,709	1	
S54390-A4-A1	XCM1002	Плата материнская для XC10	931,00 €	15	1	H3EN	0,532	1	
S54390-A5-A1	XCA1030	Модуль расширения мультисонный	254,10 €	15	1	H3EN	0,252	1	
S54390-A6-A1	XCA1031	Модуль общего запуска	389,90 €	15	1	H3EN	0,265	1	
S54390-S18-A1	XCA2001	Модуль релейный	104,30 €	34	1	H3EN	0,045	1	
S54390-Z13-A1	XTA1001-A1	Пульт индикации 19"	623,70 €	15	1	H3EN	0,347	1	
S54390-Z14-A1	XTA1002-A1	Пульт управления 19"	1 001,00 €	15	1	H3EN	0,491	1	
S54390-Z15-A1	XT1002-A1	Пульт управления	1 085,00 €	15	1	H3EN	0,763	1	
S54390-Z16-A1	XT1001-A1	Пульт индикации	777,00 €	15	1	H3EN	0,643	1	
Системы пожарной сигнализации / Контрольные панели Cerberus FIT									
BPZ:4533980001	LTE24B	Оповещатель световой	455,70 €	15	1	H3EN	1,582	1	
S54400-S122-A1	FP120-Z1	Блок питания внешний	562,10 €	15	1	H3EN	5	1	
Системы пожарной сигнализации /									
S54364-B1-A1	FDB226-R	Основание для оповещателя красное	5,61 €	15	1	H3EN	0,079	1	
S54364-B2-A1	FDB226-W	Основание для оповещателя белое	5,61 €	15	1	H3EN	0,079	1	
S54364-B3-A1	FDB227-R	Основание для оповещателя красное глубокое	8,47 €	39	1	H3EN	0,065	1	
S54364-B4-A1	FDB227-W	Основание для оповещателя белое глубокое	8,47 €	15	1	H3EN	0,109	1	
S54370-N27-A1	DAB-R	Основание для оповещателя	16,10 €	15	1	H3EN	0,096	1	
S54370-N27-A2	DAB-W	Основание для оповещателя	16,80 €	15	1	H3EN	0,096	1	
Системы пожарной сигнализации /									
S54319-F10-A1	FDBZ295	Уплотнение резиновое для основания извещателя	61,18 €	15	1	H3EN	0,06	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S54364-B5-A1	FDB228	Основание для оповещателя	5,61 €	15	1	H3EN	0,07	1	
S54364-B6-A1	FDB229	Основание для оповещателя белое глубокое	8,47 €	15	1	H3EN	0,136	1	
S54364-B7-A1	FDBZ221	Кольцо монтажное для оповещателей FDSB226 и FDSB227	1,85 €	15	1	H3EN	0,019	1	
S54364-B8-A1	FDBZ298	Заглушка защитная для оповещателей FDSB226 и FDSB227	8,89 €	15	1	H3EN	0,033	1	
Системы пожарной сигнализации / Извещатели и периферийные устройства прочие									
BPZ:2473130001	BPZ:2473130001	Шайба для DJ1193 и DCA1191	0,92 €	15	1	H3EN	0,002	1	
BPZ:3169430001	AI330	Основание для индикатора тревоги	2,21 €	15	1	H3EN	0,02	1	
BPZ:5302950001	DJZ1193	Корпус индикатора тревоги с шайбой	84,70 €	15	1	H3EN	0,192	1	
Системы пожарной сигнализации /									
BPZ:3496190001	MVN 1	Кронштейн монтажный для извещателя пламени	137,20 €	15	1	H3EN	0,488	1	
BPZ:4677080001	DBZ1190-AA	Микролемма 0,28...0,5 мм2	0,99 €	15	50	H3EN	0,001	1	
BPZ:4677110001	DBZ1194	Каркас защитный для извещателей точечных	49,84 €	15	1	H3EN	0,18	1	
BPZ:4787710001	DLR1191	Отражатель для больших расстояний	528,50 €	15	1	H3EN	0,498	1	
BPZ:4787840001	DLR1193	Отражатель для малых расстояний	22,61 €	15	1	H3EN	0,017	1	
BPZ:4787970001	DLH1191A	Обогреватель извещателя с 2 микролеммами	45,36 €	15	1	H3EN	0,019	1	
BPZ:4788490001	DLR1192	Отражатель для средних расстояний	58,17 €	15	1	H3EN	0,06	1	
BPZ:4864330001	DBZ1193A	Табличка для маркировки	1,51 €	15	10	H3EN	0,007	1	
BPZ:4931090001	TF04	Фильтр тестовый для извещателя линейного	4,15 €	16	1	H3EN	0,008	1	
BPZ:4933030001	DLF1191-AA	Фильтр для коротких дистанций 7-10М	188,30 €	15	1	H3EN	0,007	1	
BPZ:4933160001	DLF1191-AB	Фильтр для коротких дистанций 5-8М	248,50 €	15	1	H3EN	0,005	1	
BPZ:4942340001	DBZ1190-AB	Микролемма 1,0...2,5 мм2	0,90 €	15	100	H3EN	0,002	1	
BPZ:5221480001	DLF1191-AC	Фильтр от внешней засветки	226,10 €	15	1	H3EN	0,008	1	
A5Q00002621	FDBZ291	Табличка для маркировки	1,37 €	15	10	H3EN	0,004	1	
A5Q00004439	FDBH291	Обогреватель извещателя с 2 микролеммами	136,50 €	15	1	H3EN	0,037	1	
A5Q00004814	FDZ291	Крышка защитная для извещателей точечных Sinteso	По запросу	15	10	H3EN	0,004	1	
A5Q00004905	FDLU291	Набор для настройки извещателя линейного	903,00 €	15	1	H3EN	0,984	1	
A5Q00005035	FDBZ293	Винт для блокировки извещателя Sinteso	По запросу	15	100	H3EN	0,001	1	
A5Q00023040	FDBZ294	Каркас защитный EMC для извещателей точечных	566,30 €	15	1	H3EN	0,248	1	
S54319-F6-A1	DX791	Устройство замены извещателя	81,20 €	15	1	H3EN	0,134	1	
S54319-F18-A1	FDUD491	Адаптер для устройства замены извещателя	По запросу	15	1	H3EN	0,092	1	
S54329-F10-A1	FDCH222	Корпус для изолятора линии EX	270,90 €	15	1	H3EN	1,811	1	
S54370-S13-A1	FDUD290	Набор для установки адаптера основания	По запросу	15	1	H3EN	0,097	1	
Системы пожарной сигнализации / Извещатели и периферийные устройства специальные									
BPZ:5463150001	DCA1191-AB	Корпус для барьеров	182,70 €	15	1	H3EN	0,502	1	
Системы пожарной сигнализации /									
S54333-C92-A1	FDAZ292	Фильтр внешний для извещателей аспирационных FDA	121,10 €	15	1	H3EN	0,306	1	
S54333-S91-A1	FDAZ292-AA	Набор фильтров для FDAZ292	18,90 €	57	1	H3EN	0,046	1	
Системы пожарной сигнализации /									
BPZ:3669510001	LE3	Фонарь тестовый для извещателя пламени	4 900,00 €	15	1	H3EN	7,68	1	
BPZ:3674840001	MWV1	Основание шарнирное для извещателя пламени	248,50 €	15	1	H3EN	0,836	1	
BPZ:3950450001	MV1	Кронштейн монтажный для извещателя пламени	60,41 €	78	1	H3EN	0,304	1	
BPZ:5302660001	DFZ1190	Каркас защитный для извещателя пламени	56,56 €	15	1	H3EN	0,812	1	
S54330-N4-A1	FDZF241	Каркас защитный для извещателя пламени	91,00 €	15	1	H3EN	0,357	1	
Системы пожарной сигнализации /									
BPZ:4588560001	DCA1191	Корпус с крышкой	28,77 €	15	1	H3EN	0,35	1	
Системы пожарной сигнализации /									
BPZ:1805480001	TM01	Набор для тестирования извещателей	11,27 €	15	1	H3EN	0,12	1	
A5Q00021367	FDBZ292-AD	Уплотнение резиновое для устройства обнаружения дыма с пробоотбором воздуха	16,10 €	15	1	H3EN	0,042	1	
S54319-B33-A1	FDBZ290-AA	Труба воздухозаборная, длина 600мм	38,15 €	15	1	H3EN	0,329	1	
S54319-B33-A2	FDBZ290-AB	Труба воздухозаборная, длина 1500мм	64,40 €	15	1	H3EN	0,86	1	
S54319-B33-A3	FDBZ290-AC	Труба воздухозаборная, длина 2800мм	109,90 €	15	1	H3EN	1,58	1	
S54319-B34-A1	FDBZ290-AD	Кронштейн монтажный	61,18 €	15	1	H3EN	0,436	1	
S54319-S32-A1	FDBZ290	Устройство обнаружения дыма с пробоотбором воздуха	217,09 €	15	1	H3EN	0,865	1	
Система пожарной сигнализации Cerberus ECO									
Система пожарной сигнализации Cerberus ECO / Базовые основания									

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S54320-F1-A1	FDB181	Основание извещателя FD18	3,83 €	25	1	H3GB	0,1	1	Минимальный заказ 20 000 ЕВРО с учётом скидок
Система пожарной сигнализации Cerberus ECO / Пожарные извещатели Cerberus ECO									
S54320-F2-A1	FDO181	Извещатель дымовой оптический FD18	32,06 €	25	1	H3GB	0,1	1	Минимальный заказ 20 000 ЕВРО с учётом скидок
S54320-F3-A1	FDT181	Извещатель тепловой (статический или дифференциальный) FD18	27,58 €	25	1	H3GB	0,1	1	Минимальный заказ 20 000 ЕВРО с учётом скидок
Система пожарной сигнализации Cerberus ECO / Периферийные устройства Cerberus ECO									
S54322-F1-A1	FDCI181-2	Модуль входов (2 входа) FD18	49,07 €	25	1	H3GB	0,1	1	Минимальный заказ 20 000 ЕВРО с учётом скидок
S54322-F2-A1	FDCIO181-2	Модуль входов и выходов (2 входа и 2 выхода) FD18	72,10 €	25	1	H3GB	0,1	1	Минимальный заказ 20 000 ЕВРО с учётом скидок
S54322-F3-A1	FDCL181	Модуль изолятор линии FD18	42,91 €	25	1	H3GB	0,1	1	Минимальный заказ 20 000 ЕВРО с учётом скидок
Система пожарной сигнализации Cerberus ECO / Ручные извещатели Cerberus ECO									
S54321-F1-A1	FDM181	Извещатель ручной FD18	42,91 €	25	1	H3GB	0,1	1	Минимальный заказ 20 000 ЕВРО с учётом скидок
Система пожарной сигнализации Cerberus ECO / Контрольные панели Cerberus ECO									
S54420-C2-A3	FC1840-A3	Панель управления (2-шлейфа) FC18	По запросу	66	1	H3GB	11,82	1	Минимальный заказ 20 000 ЕВРО с учётом скидок
Система пожарной сигнализации Cerberus ECO / Запасные части Cerberus ECO									
S54420-A9-A1	FCI1801-A1	Плата модуль линий FD18 (запасная часть)	362,60 €	25	1	H3GB	0,075	1	Минимальный заказ 20 000 ЕВРО с учётом скидок
S54420-A12-A1	FCM1811-A1	Плата модуль центрального процессора FC18 (запасная часть)	602,70 €	25	1	H3GB	0,084	1	Минимальный заказ 20 000 ЕВРО с учётом скидок
S54420-F8-A1	FCA1804	Адаптер модуль USB	104,30 €	25	1	H3GB	0,45	1	Минимальный заказ 20 000 ЕВРО с учётом скидок
Контрольные панели Sinteso EN									
Контрольные панели Sinteso EN /									
S54400-A42-A1	VN2001-A1	Модуль сетевой для FN2012-A1 (Ethernet)	207,20 €	15	1	H3UL	0,099	1	
S54400-A43-A1	VN2002-A1	Модуль сетевой для FN2012-A1 (MM)	404,60 €	15	1	H3UL	0,105	1	
S54400-A44-A1	VN2003-A1	Модуль сетевой для FN2012-A1 (SM)	609,70 €	15	1	H3UL	0,108	1	
Контрольные панели Sinteso EN /									
S54400-A153-A1	FCA2031-A1	Модуль интерфейсный для FN2012-A1	235,90 €	15	1	H3UL	0,203	1	
Контрольные панели Sinteso EN / Контрольные панели Sinteso EN									
S54400-B152-A1	FN2012-A1	Коммутатор модульный	1 302,00 €	15	1	H3UL	0,784	1	
Клапаны и приводы									
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы шаровые									
BP2:ASK77.2	ASK77.2	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РОТОРНЫХ ПРИВОДОВ GMA..1E С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ, ДЛЯ ОСОБЫХ ТИПОВ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ ИЛИ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ	53,22 €	15	1	H5CC	0,235	5	
BP2:ASK77.3	ASK77.3	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РОТОРНЫХ ПРИВОДОВ GDB..1E И GLV..1E БЕЗ ПРУЖИННОГО ВОЗВРАТА, ДЛЯ ОСОБЫХ ТИПОВ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ ИЛИ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ	35,16 €	15	1	H5CC	0,181	5	
BP2:GMA121.9E	GMA121.9E	Привод шарового клапана, роторный	190,46 €	35	1	H5CC	1,357	5	
BP2:GMA131.9E	GMA131.9E	Привод клапана электромоторный С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ ДЛЯ ШАРОВЫХ КЛАПАНОВ, АС/ДС 24 В, 3-ТОЧЕЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 7 НМ, 90/15 С	205,59 €	15	1	H5CC	1,373	5	
BP2:GMA161.9E	GMA161.9E	Привод клапана электромоторный С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ ДЛЯ ШАРОВЫХ КЛАПАНОВ, АС/ДС 24 В, ДС 0..10 V, 7 НМ, 90/15 С	242,08 €	35	1	H5CC	1,381	5	
BP2:GMA321.9E	GMA321.9E	Привод шарового клапана, роторный	205,59 €	35	1	H5CC	1,545	5	
BP2:GQD121.9A	GQD121.9A	Привод для шаровых клапанов	113,92 €	15	1	H5CC	0,693	5	
BP2:GQD131.9A	GQD131.9A	ПРИВОД ПОВОРОТНОГО ТИПА ДЛЯ ШАРОВЫХ КЛАПАНОВ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ, АС/ДС 24 В, 3-ТОЧЕЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 2 НМ, 30/15 С	174,44 €	15	1	H5CC	0,788	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:GQD161.9A	GQD161.9A	ПРИВОД ПОВОРОТНОГО ТИПА ДЛЯ ШАРОВЫХ КЛАПАНОВ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ, АС/ДС 24 В, ДС 0...10 В, 2 НМ, 30/15 С	192,24 €	15	1	H5CC	0,789	5	
BPZ:GQD321.9A	GQD321.9A	Привод шарового клапана, роторный	113,92 €	15	1	H5CC	0,779	5	
BPZ:GSD141.9A	GSD141.9A	Привод шарового клапана, роторный	74,58 €	15	1	H5CC	0,666	5	
BPZ:GSD341.9A	GSD341.9A	Привод шарового клапана, роторный	74,58 €	15	1	H5CC	0,754	5	
S55230-V100	VAG61.15-1	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	64,17 €	15	1	H5CC	0,403	5	
S55230-V101	VAG61.15-1.6	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	64,17 €	15	1	H5CC	0,407	5	
S55230-V102	VAG61.15-2.5	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	64,17 €	15	1	H5CC	0,41	5	
S55230-V103	VAG61.15-4	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	64,17 €	15	1	H5CC	0,407	5	
S55230-V104	VAG61.15-6.3	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	64,17 €	15	1	H5CC	0,405	5	
S55230-V105	VAG61.20-4	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	73,07 €	15	1	H5CC	0,486	5	
S55230-V106	VAG61.20-6.3	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	73,07 €	15	1	H5CC	0,49	5	
S55230-V107	VAG61.20-10	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	73,07 €	15	1	H5CC	0,496	5	
S55230-V108	VAG61.25-6.3	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	95,23 €	15	1	H5CC	0,596	5	
S55230-V109	VAG61.25-10	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	95,23 €	15	1	H5CC	0,57	5	
S55230-V110	VAG61.25-16	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	95,23 €	15	1	H5CC	0,595	5	
S55230-V111	VAG61.32-10	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	133,50 €	15	1	H5CC	0,918	5	
S55230-V112	VAG61.32-16	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	133,50 €	15	1	H5CC	0,932	5	
S55230-V113	VAG61.32-25	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	133,50 €	15	1	H5CC	0,921	5	
S55230-V114	VAG61.40-16	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	159,31 €	15	1	H5CC	1,374	5	
S55230-V115	VAG61.40-25	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	159,31 €	15	1	H5CC	1,391	5	
S55230-V116	VAG61.40-40	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	159,31 €	15	1	H5CC	1,396	5	
S55230-V117	VAG61.50-25	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	216,27 €	15	1	H5CC	2,139	5	
S55230-V118	VAG61.50-40	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	216,27 €	15	1	H5CC	2,122	5	
S55230-V119	VAG61.50-63	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	216,27 €	15	1	H5CC	2,142	5	
S55230-V120	VBG61.15-1.6	3-х ходовой шаровой клапан, внешняя резьба	127,27 €	15	1	H5CC	0,448	5	
S55230-V121	VBG61.15-2.5	3-х ходовой шаровой клапан, внешняя резьба	127,27 €	15	1	H5CC	0,448	5	
S55230-V122	VBG61.15-4	3-х ходовой шаровой клапан, внешняя резьба	127,27 €	15	1	H5CC	0,447	5	
S55230-V123	VBG61.15-6.3	3-х ходовой шаровой клапан, внешняя резьба	127,27 €	15	1	H5CC	0,473	5	
S55230-V124	VBG61.20-4	3-х ходовой шаровой клапан, внешняя резьба	145,07 €	15	1	H5CC	0,58	5	
S55230-V125	VBG61.20-6.3	3-х ходовой шаровой клапан, внешняя резьба	145,07 €	15	1	H5CC	0,577	5	
S55230-V126	VBG61.25-10	3-х ходовой шаровой клапан, внешняя резьба	181,56 €	15	1	H5CC	0,75	5	
S55230-V127	VBG61.32-16	3-х ходовой шаровой клапан, внешняя резьба	260,77 €	15	1	H5CC	1,33	5	
S55230-V128	VBG61.40-25	3-х ходовой шаровой клапан, внешняя резьба	299,93 €	15	1	H5CC	1,979	5	
S55230-V129	VBG61.50-40	3-х ходовой шаровой клапан, внешняя резьба	377,36 €	15	1	H5CC	2,944	5	
S55230-V130	VAG60.15-9	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	60,52 €	15	1	H5CC	0,407	5	
S55230-V131	VAG60.20-17	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	67,73 €	15	1	H5CC	0,554	5	
S55230-V132	VAG60.25-22	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	88,20 €	15	1	H5CC	0,61	5	
S55230-V133	VAG60.32-35	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	125,49 €	15	1	H5CC	0,947	5	
S55230-V134	VAG60.40-68	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	151,30 €	15	1	H5CC	1,375	5	
S55230-V135	VAG60.50-96	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	209,15 €	15	1	H5CC	2,135	5	
S55230-V136	VBG60.15-8T	Переключающий шаровой клапан, внешняя резьба	120,15 €	15	1	H5CC	0,475	5	
S55230-V137	VBG60.20-13T	Переключающий шаровой клапан, внешняя резьба	138,84 €	15	1	H5CC	0,728	5	
S55230-V138	VBG60.25-13T	Переключающий шаровой клапан, внешняя резьба	175,33 €	15	1	H5CC	0,796	5	
S55230-V139	VBG60.32-25T	Переключающий шаровой клапан, внешняя резьба	251,87 €	15	1	H5CC	1,352	5	
S55230-V140	VBG60.40-49T	Переключающий шаровой клапан, внешняя резьба	289,25 €	15	1	H5CC	2,002	5	
S55230-V141	VBG60.50-73T	Переключающий шаровой клапан, внешняя резьба	371,13 €	15	1	H5CC	2,967	5	
S55230-V150	VWG41.20-0.65-2.5	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,89	5	
S55230-V152	VWG41.20-1.0-2.5	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,866	5	
S55230-V153	VWG41.20-1.6-2.5	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,881	5	
S55230-V154	VWG41.20-1.6-3.45	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,87	5	
S55230-V155	VWG41.20-2.5-3.45	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,851	5	
S55230-V156	VWG41.20-2.5-4.25	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,864	5	
S55230-V157	VWG41.20-4.25-4.25	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,88	5	
S55230-V158	VWG41.10-0.25-0.4	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,791	5	
S55230-V159	VWG41.10-0.25-0.65	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,807	5	
S55230-V160	VWG41.10-0.25-1.0	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,802	5	
S55230-V161	VWG41.10-0.4-0.65	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,803	5	
S55230-V162	VWG41.10-0.4-1.0	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,802	5	
S55230-V163	VWG41.10-0.4-1.3	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,804	5	
S55230-V164	VWG41.10-0.4-1.6	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,793	5	
S55230-V165	VWG41.10-0.65-1.0	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,807	5	
S55230-V166	VWG41.10-0.65-1.3	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,798	5	
S55230-V167	VWG41.10-0.65-1.6	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,81	5	
S55230-V168	VWG41.10-1.0-1.3	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,802	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55230-V169	VWG41.10-1.0-1.6	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,802	5	
S55230-V170	VWG41.10-1.0-1.9	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,802	5	
S55230-V171	VWG41.10-1.3-1.6	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,795	5	
S55230-V172	VWG41.10-1.3-1.9	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,78	5	
S55230-V173	VWG41.10-1.6-1.9	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,786	5	
S55230-V174	VWG41.10-1.9-1.9	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,794	5	
S55230-V175	VWG41.10-0.25-1.3	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	27	1	H5CC	0,78	5	
S55230-V176	VWG41.10-0.25-1.6	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,792	5	
S55230-V177	VWG41.10-0.25-1.9	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,78	5	
S55230-V178	VWG41.10-0.4-0.4	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,79	5	
S55230-V179	VWG41.10-0.4-1.9	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	27	1	H5CC	0,78	5	
S55230-V180	VWG41.10-0.65-0.65	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,781	5	
S55230-V181	VWG41.10-0.65-1.9	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	27	1	H5CC	0,78	5	
S55230-V182	VWG41.10-1.0-1.0	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,785	5	
S55230-V183	VWG41.10-1.3-1.3	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,793	5	
S55230-V184	VWG41.10-1.6-1.6	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	129,94 €	15	1	H5CC	0,788	5	
S55230-V185	VWG41.20-0.25-2.5	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	27	1	H5CC	1,856	5	
S55230-V186	VWG41.20-0.25-3.45	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	27	1	H5CC	1,68	5	
S55230-V187	VWG41.20-0.25-4.25	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	27	1	H5CC	1,864	5	
S55230-V188	VWG41.20-0.4-2.5	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,86	5	
S55230-V189	VWG41.20-0.4-3.45	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	27	1	H5CC	1,68	5	
S55230-V190	VWG41.20-0.4-4.25	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	27	1	H5CC	1,68	5	
S55230-V191	VWG41.20-0.65-3.45	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	27	1	H5CC	1,855	5	
S55230-V192	VWG41.20-0.65-4.25	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	27	1	H5CC	1,857	5	
S55230-V193	VWG41.20-1.0-3.45	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	27	1	H5CC	1,68	5	
S55230-V194	VWG41.20-1.0-4.25	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	27	1	H5CC	1,854	5	
S55230-V195	VWG41.20-1.3-2.5	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,861	5	
S55230-V196	VWG41.20-1.3-3.45	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,857	5	
S55230-V197	VWG41.20-1.3-4.25	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	27	1	H5CC	1,68	5	
S55230-V198	VWG41.20-1.6-4.25	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	27	1	H5CC	1,857	5	
S55230-V200	VWG41.20-2.5-2.5	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,856	5	
S55230-V201	VWG41.20-3.45-3.45	6-ходовой регулирующий шаровый клапан	167,32 €	15	1	H5CC	1,849	5	
S55499-D200	GDB141.9E	Привод шарового клапана, AC/DC 24В, 5 Нм,	99,68 €	25	1	H5CC	0,791	5	
S55499-D201	GDB341.9E	Привод шарового клапана, AC 230В, 5 Нм,	91,67 €	43	1	H5CC	0,73	5	
S55499-D203	GDB111.9E/KN	Привод для шаровых клапанов с коммуникацией	209,15 €	57	1	H5CC	0,823	5	
S55499-D204	GLB141.9E	Привод шарового клапана, AC/DC 24В, 10 Нм,	116,59 €	43	1	H5CC	0,729	5	
S55499-D205	GLB341.9E	Привод шарового клапана, AC 230В, 10 Нм,	116,59 €	15	1	H5CC	0,738	5	
S55499-D206	GLB111.9E/MO	Привод для шаровых клапанов с коммуникацией	245,64 €	15	1	H5CC	0,823	5	
S55499-D207	GLB111.9E/KN	Привод для шаровых клапанов с коммуникацией	246,53 €	15	1	H5CC	0,828	5	
S55499-D232	GSD161.9A	Привод шарового клапана, AC/DC 24В, 2 Нм,	108,58 €	15	1	H5CC	0,668	5	
S55499-D275	GDB161.9E	ПРИВОД ПОВОРОТНОГО ТИПА ДЛЯ ШАРОВЫХ КЛАПАНОВ, БЕЗ ПРУЖИННОГО ВОЗВРАТА, AC 24 V, DC 0...10 В, 5 НМ, 150 С	123,71 €	57	1	H5CC	0,744	5	
S55499-D277	GLB161.9E	Привод шарового клапана, роторный, БЕЗ ПРУЖИННОГО ВОЗВРАТА, AC 24 V, DC 0...10 В, 10 НМ, 150 С	160,20 €	57	1	H5CC	0,747	5	
S55499-D278	GLD161.9E	Привод шарового клапана, AC/DC 24В, 10 Нм,	194,02 €	15	1	H5CC	0,829	5	
S55845-Z156	ALN15.152B	Комплект из пары латунных резьбовых фитингов с внешней резьбой (соответствие ISO 228-1)	8,09 €	15	1	H5CC	0,209	5	
S55845-Z157	ALN15.202B	Комплект из пары латунных резьбовых фитингов с внешней резьбой (соответствие ISO 228-1)	16,20 €	15	1	H5CC	0,229	5	
S55845-Z158	ALG15.152B	Комплект из пары латунных резьбовых фитингов с внутренней резьбой (соответствие ISO 228-1)	9,61 €	15	1	H5CC	0,184	5	
S55845-Z159	ALG15.202B	Комплект из пары латунных резьбовых фитингов с внутренней резьбой (соответствие ISO 228-1)	17,18 €	15	1	H5CC	0,301	5	
S55845-Z160	ALG15.252B	Комплект из пары латунных резьбовых фитингов с внутренней резьбой (соответствие ISO 228-1)	23,32 €	15	1	H5CC	0,403	5	
S55845-Z161	ALI20VWG41	Изоляционный кожух для клапана VWG41.20..	32,31 €	15	1	H5CC	0,028	5	
S55845-Z194	ALI10VWG41	Изоляционный кожух	24,74 €	15	1	H5CC	0,024	5	
S55845-Z199	ASK77.5	Монтажный комплект для BV GSD-GQD	57,23 €	15	1	H5CC	0,19	5	
S55845-Z203	ASK77.21	Монтажный комплект для шаровых клапанов DN65-125	51,53 €	39	100	H5CC	1,2	5	
S55845-Z204	ASK77.22	Монтажный комплект для шаровых клапанов DN150	108,58 €	39	100	H5CC	2,2	5	
BPZ:VAI60.15-15	VAI60.15-15	КЛАПАН ШАРОВОЙ	38,72 €	15	1	H5CC	0,313	5	
BPZ:VAI60.20-22	VAI60.20-22	КЛАПАН ШАРОВОЙ	46,46 €	15	1	H5CC	0,408	5	
BPZ:VAI60.25-22	VAI60.25-22	КЛАПАН ШАРОВОЙ	54,38 €	15	1	H5CC	0,508	5	
BPZ:VAI60.32-35	VAI60.32-35	КЛАПАН ШАРОВОЙ	81,26 €	15	1	H5CC	0,757	5	
BPZ:VAI60.40-68	VAI60.40-68	КЛАПАН ШАРОВОЙ	97,01 €	15	1	H5CC	1,177	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:VAI60.50-96	VAI60.50-96	КЛАПАН ШАРОВОЙ	156,64 €	15	1	H5CC	1,808	5	
BPZ:VAI61.15-1	VAI61.15-1	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN15, KVS 1	54,38 €	15	1	H5CC	0,319	5	
BPZ:VAI61.15-1.6	VAI61.15-1.6	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN15, KVS 1.6	54,38 €	15	1	H5CC	0,311	5	
BPZ:VAI61.15-10	VAI61.15-10	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN15, KVS 10	54,38 €	15	1	H5CC	0,311	5	
BPZ:VAI61.15-2.5	VAI61.15-2.5	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN15, KVS 2.5	54,38 €	15	1	H5CC	0,308	5	
BPZ:VAI61.15-4	VAI61.15-4	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN15, KVS 4	54,38 €	15	1	H5CC	0,312	5	
BPZ:VAI61.15-6.3	VAI61.15-6.3	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN15, KVS 6.3	54,38 €	15	1	H5CC	0,308	5	
BPZ:VAI61.20-10	VAI61.20-10	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN20, KVS 10	63,55 €	15	1	H5CC	0,343	5	
BPZ:VAI61.20-4	VAI61.20-4	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN20, KVS 4	63,55 €	15	1	H5CC	0,332	5	
BPZ:VAI61.20-6.3	VAI61.20-6.3	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN20, KVS 6.3	63,55 €	15	1	H5CC	0,341	5	
BPZ:VAI61.25-10	VAI61.25-10	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN25, KVS 10	78,14 €	15	1	H5CC	0,515	5	
BPZ:VAI61.25-16	VAI61.25-16	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN25, KVS 16	78,14 €	15	1	H5CC	0,506	5	
BPZ:VAI61.25-6.3	VAI61.25-6.3	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN25, KVS 6.3	78,14 €	15	1	H5CC	0,509	5	
BPZ:VAI61.32-10	VAI61.32-10	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN32, KVS 10	112,14 €	15	1	H5CC	0,716	5	
BPZ:VAI61.32-16	VAI61.32-16	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN32, KVS 16	112,14 €	15	1	H5CC	0,735	5	
BPZ:VAI61.32-25	VAI61.32-25	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN32, KVS 25	112,14 €	15	1	H5CC	0,746	5	
BPZ:VAI61.40-16	VAI61.40-16	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN40, KVS 16	134,39 €	15	1	H5CC	1,186	5	
BPZ:VAI61.40-25	VAI61.40-25	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN40, KVS 25	134,39 €	15	1	H5CC	1,184	5	
BPZ:VAI61.40-40	VAI61.40-40	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN40, KVS 40	134,39 €	15	1	H5CC	1,192	5	
BPZ:VAI61.50-25	VAI61.50-25	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN50, KVS 25	174,44 €	15	1	H5CC	1,825	5	
BPZ:VAI61.50-40	VAI61.50-40	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN50, KVS 40	174,44 €	15	1	H5CC	1,786	5	
BPZ:VAI61.50-63	VAI61.50-63	КЛАПАН ШАРОВОЙ 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN50, KVS 63	174,44 €	15	1	H5CC	1,823	5	
BPZ:VBI60.15-12T	VBI60.15-12T	КЛАПАН ШАРОВОЙ	68,89 €	15	1	H5CC	0,345	5	
BPZ:VBI60.15-5L	VBI60.15-5L	КЛАПАН ШАРОВОЙ	58,83 €	15	1	H5CC	0,353	5	
BPZ:VBI60.20-16T	VBI60.20-16T	КЛАПАН ШАРОВОЙ	78,23 €	57	1	H5CC	0,773	5	
BPZ:VBI60.20-9L	VBI60.20-9L	КЛАПАН ШАРОВОЙ	68,89 €	15	1	H5CC	0,784	5	
BPZ:VBI60.25-16T	VBI60.25-16T	КЛАПАН ШАРОВОЙ	97,90 €	49	1	H5CC	0,675	5	
BPZ:VBI60.25-9L	VBI60.25-9L	КЛАПАН ШАРОВОЙ	85,35 €	15	1	H5CC	0,692	5	
BPZ:VBI60.32-13L	VBI60.32-13L	КЛАПАН ШАРОВОЙ	122,82 €	15	1	H5CC	1,061	5	
BPZ:VBI60.32-25T	VBI60.32-25T	КЛАПАН ШАРОВОЙ	140,62 €	15	1	H5CC	1,042	5	
BPZ:VBI60.40-25L	VBI60.40-25L	КЛАПАН ШАРОВОЙ	194,91 €	15	1	H5CC	1,502	5	
BPZ:VBI60.40-49T	VBI60.40-49T	КЛАПАН ШАРОВОЙ	171,77 €	57	1	H5CC	1,466	5	
BPZ:VBI60.50-37L	VBI60.50-37L	КЛАПАН ШАРОВОЙ	254,54 €	15	1	H5CC	2,487	5	
BPZ:VBI60.50-73T	VBI60.50-73T	КЛАПАН ШАРОВОЙ	210,04 €	35	1	H5CC	2,416	5	
BPZ:VBI61.15-1.6	VBI61.15-1.6	КЛАПАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN15, KVS 1	95,23 €	15	1	H5CC	0,33	5	
BPZ:VBI61.15-2.5	VBI61.15-2.5	КЛАПАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN15, KVS 2.5	95,23 €	15	1	H5CC	0,33	5	
BPZ:VBI61.15-4	VBI61.15-4	КЛАПАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN15, KVS 4	95,23 €	15	1	H5CC	0,328	5	
BPZ:VBI61.15-6.3	VBI61.15-6.3	КЛАПАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN15, KVS 6.3	95,23 €	15	1	H5CC	0,341	5	
BPZ:VBI61.20-4	VBI61.20-4	КЛАПАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN20, KVS 4	108,58 €	49	1	H5CC	0,426	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:VBI61.20-6.3	VBI61.20-6.3	КЛАПАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN20, KVS 6.3	108,58 €	15	1	H5CC	0,41	5	
BPZ:VBI61.25-10	VBI61.25-10	КЛАПАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN25, KVS 10	137,06 €	15	1	H5CC	0,66	5	
BPZ:VBI61.32-16	VBI61.32-16	КЛАПАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN32, KVS 16	192,24 €	15	1	H5CC	1,026	5	
BPZ:VBI61.40-25	VBI61.40-25	КЛАПАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN40, KVS 25	262,55 €	35	1	H5CC	1,425	5	
BPZ:VBI61.50-40	VBI61.50-40	КЛАПАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN40, DN50, KVS 40	375,58 €	15	1	H5CC	2,348	5	
BPZ:VBI61.50-63	VBI61.50-63	3-х ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба	375,58 €	15	1	H5CC	2,357	5	
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы с большим ходом штока									
BPZ:8000060843	8000060843	НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ SAX/V...	42,45 €	15	1	H5CC	0,281	5	
BPZ:8000060844	8000060844	НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ SAL...	82,68 €	15	1	H5CC	0,26	5	
BPZ:ASC1.6	ASC1.6	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ SKB6../SKC6../SKD6..	40,50 €	15	1	H5CC	0,026	5	
BPZ:ASC9.3	ASC9.3	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ ДЛЯ SKB/ C/ D32../82..	97,01 €	15	1	H5CC	0,119	5	
BPZ:ASC9.3BCU	ASC9.3BCU	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ НА SKB/ C/ D32../82..	153,97 €	21	1	H5CC	0,241	5	
BPZ:ASC9.3DU	ASC9.3DU	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ НА SKB/ C/ D32../82..	153,97 €	21	1	H5CC	0,219	5	
BPZ:ASK50	ASK50	ИНВЕРТОР ШТОКА ДЛЯ SKD..	422,75 €	15	1	H5CC	0,838	5	
BPZ:ASK51	ASK51	ИНВЕРТОР ШТОКА ДЛЯ SKB..	542,01 €	15	1	H5CC	0,966	5	
BPZ:ASZ7.3	ASZ7.3	ПОТЕНЦИОМЕТР 0...1000 ОНМ ДЛЯ SKD../SKB../SKC..	200,25 €	15	1	H5CC	0,047	5	
BPZ:ASZ7.31	ASZ7.31	ПОТЕНЦИОМЕТР 0...135 ОНМ ДЛЯ SKD../SKB../SKC..	200,25 €	15	1	H5CC	0,047	5	
BPZ:ASZ7.32	ASZ7.32	ПОТЕНЦИОМЕТР 0...200 ОНМ ДЛЯ SKD../SKB../SKC..	200,25 €	15	1	H5CC	0,046	5	
S55150-A100	SAX61.03	Привод клапана электромоторный, 800 Н, 20 мм, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / DC 4...20 MA, 30 С	393,38 €	15	1	H5CC	1,875	5	
S55150-A100-A100	SAX61.03U	Привод 800 Н, ход 20 мм, 24 В	431,65 €	15	1	H5CC	1,932	5	
S55150-A102	SAX81.00	Привод клапана электромоторный, 800 Н, 20 мм, AC/DC 24 V, 3-ТОЧ.	305,27 €	24	1	H5CC	1,864	5	
S55150-A103	SAX81.03	Привод клапана электромоторный, 800 Н, 20 мм, AC/DC 24 V, 3-ТОЧ., 30 С	320,40 €	15	1	H5CC	1,857	5	
S55150-A103-A100	SAX81.03U	Привод 800 Н, ход 20 мм, 24 В	352,44 €	15	1	H5CC	1,848	5	
S55150-A105	SAX31.00	Привод клапана электромоторный, 800 Н, 20 мм, AC 230 V, 3-ТОЧ.	305,27 €	24	1	H5CC	1,873	5	
S55150-A106	SAX31.03	Привод клапана электромоторный, 800 Н, 20 мм, AC 230 V, 3-ТОЧ., 30 С	320,40 €	24	1	H5CC	1,865	5	
S55150-A110	SAV61.00	Электромоторный привод, 1600 Н, 20/40 мм, AC/DC 24 В, DC 0...10 В / DC 4...20 мА	644,36 €	29	1	H5CC	2,08	5	
S55150-A111	SAV81.00	Электромоторный привод, 1600 Н, 20/40 мм AC/DC 24 В, 3-позиционный	592,74 €	15	1	H5CC	2,08	5	
S55150-A112	SAV31.00	Электромоторный привод, 1600 Н, 20/40 мм AC 230 V, 3-позиционный	592,74 €	15	1	H5CC	2,08	5	
S55150-A140	SAX61.03/MO	Привод 800 Н, ход 20 мм, 24 В, Modbus	452,12 €	15	1	H5CC	2,232	5	
S55200-V100	VVF22.25-2.5	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN6, DN25, KVS 2.5	167,32 €	15	1	H5CC	4,054	5	
S55200-V101	VVF22.25-4	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN6, DN25, KVS 4	167,32 €	15	1	H5CC	4,066	5	
S55200-V102	VVF22.25-6.3	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN6, DN25, KVS 6.3	167,32 €	15	1	H5CC	4,194	5	
S55200-V103	VVF22.25-10	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN6, DN25, KVS 10	167,32 €	15	1	H5CC	4,154	5	
S55200-V104	VVF22.40-16	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN6, DN40, KVS 16	195,80 €	21	1	H5CC	6,652	5	
S55200-V105	VVF22.40-25	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN6, DN40, KVS 25	195,80 €	15	1	H5CC	6,644	5	
S55200-V106	VVF22.50-40	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN6, DN50, KVS 40	244,75 €	15	1	H5CC	8,6	5	
S55200-V107	VVF22.65-63	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN6, DN65, KVS 63	329,30 €	15	1	H5CC	12,36	5	
S55200-V108	VVF22.80-100	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN6, DN80, KVS 100	472,59 €	21	1	H5CC	18,62	5	
S55200-V109	VVF22.100-160	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN6, DN100, KVS 160	768,07 €	15	1	H5CC	26	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55200-V110	VXF22.25-2.5	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN6	167,32 €	15	1	H5CC	3,294	5	
S55200-V111	VXF22.25-4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN6	167,32 €	15	1	H5CC	3,29	5	
S55200-V112	VXF22.25-6.3	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN6	167,32 €	15	1	H5CC	3,275	5	
S55200-V113	VXF22.25-10	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN6	167,32 €	15	1	H5CC	3,266	5	
S55200-V114	VXF22.40-16	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN6	195,80 €	15	1	H5CC	5,102	5	
S55200-V115	VXF22.40-25	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN6	195,80 €	15	1	H5CC	5,079	5	
S55200-V116	VXF22.50-40	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN6	244,75 €	15	1	H5CC	6,687	5	
S55200-V117	VXF22.65-63	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN6	329,30 €	21	1	H5CC	10,08	5	
S55200-V118	VXF22.80-100	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN6	472,59 €	15	1	H5CC	14,7	5	
S55200-V119	VXF22.100-160	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN6	768,07 €	15	1	H5CC	21	5	
S55202-V100	VVF32.15-1.6	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN15, KVS 1.6	180,67 €	15	1	H5CC	3,777	5	
S55202-V101	VVF32.15-2.5	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN15, KVS 2.5	180,67 €	15	1	H5CC	3,952	5	
S55202-V102	VVF32.15-4	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN15, KVS 4	180,67 €	15	1	H5CC	3,779	5	
S55202-V103	VVF32.25-6.3	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN25, KVS 6.3	211,82 €	15	1	H5CC	5,522	5	
S55202-V104	VVF32.25-10	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN25, KVS 10	211,82 €	15	1	H5CC	5,64	5	
S55202-V105	VVF32.40-16	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN40, KVS 16	257,21 €	15	1	H5CC	9,9	5	
S55202-V106	VVF32.40-25	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN40, KVS 25	257,21 €	15	1	H5CC	10	5	
S55202-V107	VVF32.50-40	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN50, KVS 40	324,85 €	15	1	H5CC	12,6	5	
S55202-V108	VVF32.65-63	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN65, KVS 63	437,88 €	21	1	H5CC	19,32	5	
S55202-V109	VVF32.80-100	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN80, KVS 100	590,07 €	21	1	H5CC	28	5	
S55202-V110	VVF32.100-160	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN100, KVS 160	890,00 €	15	1	H5CC	37,4	5	
S55202-V111	VVF32.125-250	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN125, KVS 250	1 112,50 €	15	1	H5CC	63	5	
S55202-V112	VVF32.150-400	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN10, DN150, KVS 400	1 397,30 €	15	1	H5CC	81	5	
S55202-V113	VXF32.15-1.6	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN15, KVS 1.6	180,67 €	15	1	H5CC	3,025	5	
S55202-V114	VXF32.15-2.5	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN15, KVS 2.5	180,67 €	15	1	H5CC	2,991	5	
S55202-V115	VXF32.15-4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN15, KVS 4	180,67 €	15	1	H5CC	3,007	5	
S55202-V116	VXF32.25-6.3	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN25, KVS 6.3	211,82 €	15	1	H5CC	4,057	5	
S55202-V117	VXF32.25-10	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN25, KVS 10	211,82 €	15	1	H5CC	4	5	
S55202-V118	VXF32.40-16	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN40, KVS 16	257,21 €	15	1	H5CC	7,1	5	
S55202-V119	VXF32.40-25	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN40, KVS 25	257,21 €	15	1	H5CC	7,08	5	
S55202-V120	VXF32.50-40	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN50, KVS 40	324,85 €	15	1	H5CC	9,32	5	
S55202-V121	VXF32.65-63	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN65, KVS 63	437,88 €	15	1	H5CC	15	5	
S55202-V122	VXF32.80-100	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN80, KVS 100	590,07 €	15	1	H5CC	22,42	5	
S55202-V123	VXF32.100-160	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN100, KVS 160	890,00 €	15	1	H5CC	29,8	5	
S55202-V124	VXF32.125-250	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN125, KVS 250	1 112,50 €	21	1	H5CC	52	5	
S55202-V125	VXF32.150-400	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN10, DN150, KVS 400	1 397,30 €	21	1	H5CC	70	5	
S55204-V100	VVF42.15-1.6	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN15, KVS 1.6	212,71 €	15	1	H5CC	3,98	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55204-V101	VVF42.15-2.5	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN15, KVS 2.5	212,71 €	15	1	H5CC	4,077	5	
S55204-V102	VVF42.15-4	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN15, KVS 4	212,71 €	15	1	H5CC	3,965	5	
S55204-V103	VVF42.20-6.3	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN20, KVS 6.3	228,73 €	15	1	H5CC	4,906	5	
S55204-V104	VVF42.25-6.3	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN25, KVS 6.3	247,42 €	15	1	H5CC	5,574	5	
S55204-V105	VVF42.25-10	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN25, KVS 10	247,42 €	15	1	H5CC	5,63	5	
S55204-V106	VVF42.32-16	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN32, KVS 16	272,34 €	15	1	H5CC	8,857	5	
S55204-V107	VVF42.40-16	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN40, KVS 16	302,60 €	15	1	H5CC	10,052	5	
S55204-V108	VVF42.40-25	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN40, KVS 25	302,60 €	21	1	H5CC	10,042	5	
S55204-V109	VVF42.50-31.5	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN50, KVS 31.5	380,03 €	15	1	H5CC	12,64	5	
S55204-V110	VVF42.50-40	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN50, KVS 40	380,03 €	15	1	H5CC	12,54	5	
S55204-V111	VVF42.65-50	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN65, KVS 50	512,64 €	21	1	H5CC	19,32	5	
S55204-V112	VVF42.65-63	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN65, KVS 63	512,64 €	15	1	H5CC	19	5	
S55204-V113	VVF42.80-80	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN80, KVS 80	695,98 €	15	1	H5CC	28,06	5	
S55204-V114	VVF42.80-100	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN80, KVS 100	695,98 €	15	1	H5CC	28,04	5	
S55204-V115	VVF42.100-125	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN100, KVS 125	1 041,30 €	15	1	H5CC	37,3	5	
S55204-V116	VVF42.100-160	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN100, KVS 160	1 041,30 €	15	1	H5CC	37,6	5	
S55204-V117	VVF42.125-200	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN125, KVS 200	1 326,10 €	15	1	H5CC	61,7	5	
S55204-V118	VVF42.125-250	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN125, KVS 250	1 326,10 €	15	1	H5CC	62	5	
S55204-V119	VVF42.150-315	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN150, KVS 315	1 637,60 €	15	1	H5CC	81	5	
S55204-V120	VVF42.150-400	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN150, KVS 400	1 637,60 €	15	1	H5CC	85	5	
S55204-V121	VVF42.50-40K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN50, KVS 40, С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПО ДАВЛЕНИЮ	614,10 €	15	1	H5CC	12,56	5	
S55204-V122	VVF42.65-63K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN65, KVS 63, С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПО ДАВЛЕНИЮ	743,15 €	15	1	H5CC	20	5	
S55204-V123	VVF42.80-100K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN80, KVS 100, С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПО ДАВЛЕНИЮ	952,30 €	15	1	H5CC	28,48	5	
S55204-V124	VVF42.100-160K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN100, KVS 160, С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПО ДАВЛЕНИЮ	1 343,90 €	15	1	H5CC	37	5	
S55204-V125	VVF42.125-250K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN125, KVS 250, С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПО ДАВЛЕНИЮ	1 780,00 €	15	1	H5CC	62	5	
S55204-V126	VVF42.150-360K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN16, DN150, KVS 360, С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПО ДАВЛЕНИЮ	2 420,80 €	15	1	H5CC	86,7	5	
S55204-V127	VXF42.15-1.6	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN15, KVS 1.6	212,71 €	15	1	H5CC	2,969	5	
S55204-V128	VXF42.15-2.5	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN15, KVS 2.5	212,71 €	15	1	H5CC	3,025	5	
S55204-V129	VXF42.15-4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN15, KVS 4	212,71 €	15	1	H5CC	3,013	5	
S55204-V130	VXF42.20-6.3	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN20, KVS 6.3	228,73 €	15	1	H5CC	3,646	5	
S55204-V131	VXF42.25-6.3	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN25, KVS 6.3	247,42 €	15	1	H5CC	4,052	5	
S55204-V132	VXF42.25-10	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN25, KVS 10	247,42 €	15	1	H5CC	4,038	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55204-V133	VXF42.32-16	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN32, KVS 16	272,34 €	15	1	H5CC	6,5	5	
S55204-V134	VXF42.40-16	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN40, KVS 16	302,60 €	15	1	H5CC	7,08	5	
S55204-V135	VXF42.40-25	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN40, KVS 25	302,60 €	15	1	H5CC	7,061	5	
S55204-V136	VXF42.50-31.5	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN50, KVS 31.5	380,03 €	15	1	H5CC	9,16	5	
S55204-V137	VXF42.50-40	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN50, KVS 40	380,03 €	15	1	H5CC	9,28	5	
S55204-V138	VXF42.65-50	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN65, KVS 50	512,64 €	15	1	H5CC	15,24	5	
S55204-V139	VXF42.65-63	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN65, KVS 63	512,64 €	21	1	H5CC	18	5	
S55204-V140	VXF42.80-80	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN80, KVS 80	695,98 €	15	1	H5CC	22,16	5	
S55204-V141	VXF42.80-100	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN80, KVS 100	695,98 €	15	1	H5CC	22,5	5	
S55204-V142	VXF42.100-125	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN100, KVS 125	1 041,30 €	21	1	H5CC	30,68	5	
S55204-V143	VXF42.100-160	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN100, KVS 160	1 041,30 €	21	1	H5CC	29,8	5	
S55204-V144	VXF42.125-200	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN125, KVS 200	1 326,10 €	15	1	H5CC	53	5	
S55204-V145	VXF42.125-250	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN125, KVS 250	1 326,10 €	15	1	H5CC	51	5	
S55204-V146	VXF42.150-315	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN150, KVS 315	1 637,60 €	15	1	H5CC	70	5	
S55204-V147	VXF42.150-400	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, фланцевый, PN16, DN150, KVS 400	1 637,60 €	15	1	H5CC	70	5	
S55206-V100	VVF43.65-50	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN16, DN65, KVS 50	876,65 €	15	1	H5CC	23,08	5	
S55206-V101	VVF43.65-63	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, DN65, KVS 63	876,65 €	15	1	H5CC	22,9	5	
S55206-V102	VVF43.80-80	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN16, DN80, KVS 80	1 139,20 €	15	1	H5CC	28,52	5	
S55206-V103	VVF43.80-100	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN16, DN80, KVS 100	1 139,20 €	15	1	H5CC	28,72	5	
S55206-V104	VVF43.100-125	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN16, DN100, KVS 125	1 566,40 €	15	1	H5CC	35,4	5	
S55206-V105	VVF43.100-160	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN16, DN100, KVS 160	1 566,40 €	15	1	H5CC	34,92	5	
S55206-V106	VVF43.125-200	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN16, DN125, KVS 200	2 127,10 €	15	1	H5CC	54	5	
S55206-V107	VVF43.125-250	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN16, DN125, KVS 250	2 127,10 €	15	1	H5CC	54	5	
S55206-V108	VVF43.150-315	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN16, DN150, KVS 315	2 963,70 €	15	1	H5CC	77	5	
S55206-V109	VVF43.150-400	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN16, DN150, KVS 400	2 963,70 €	15	1	H5CC	75,6	5	
S55206-V110	VVF43.65-63K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный	1 112,50 €	15	1	H5CC	23,28	5	
S55206-V111	VVF43.80-100K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный	1 459,60 €	15	1	H5CC	28,68	5	
S55206-V115	VXF43.65-63	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN65, KVS 63	1 076,90 €	15	1	H5CC	17,92	5	
S55206-V116	VXF43.80-100	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN80, KVS 100	1 415,10 €	15	1	H5CC	22,34	5	
S55206-V117	VXF43.100-160	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN100, KVS 160	1 869,00 €	15	1	H5CC	31	5	
S55206-V118	VXF43.125-250	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN125, KVS 250	2 465,30 €	15	1	H5CC	47	5	
S55206-V119	VXF43.150-400	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN150, KVS 400	3 373,10 €	15	1	H5CC	65	5	
S55206-V120	VVF43.100-150K	2-ходовой клапан PN16 comp.	1 797,80 €	15	1	H5CC	36	5	
S55206-V121	VVF43.125-220K	2-ходовой клапан PN16 comp.	2 456,40 €	15	1	H5CC	57	5	
S55206-V122	VVF43.150-315K	2-ходовой клапан PN16 comp.	3 408,70 €	15	1	H5CC	80	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55206-V123	VVF43.200-450K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN16, DN200, KVS 450	5 918,50 €	15	1	H5CC	173	5	
S55206-V124	VVF43.250-630K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN16, DN250, KVS 630	8 846,60 €	15	1	H5CC	206	5	
S55206-V125	VXF43.65-50	3-ходовой клапан, фланцевый, PN16, DN65	1 076,90 €	15	1	H5CC	18,54	5	
S55206-V126	VXF43.80-80	3-ходовой клапан, фланцевый, PN16, DN80	1 415,10 €	15	1	H5CC	22,12	5	
S55206-V127	VXF43.100-125	3-ходовой клапан, фланцевый, PN16, DN100	1 869,00 €	15	1	H5CC	29,24	5	
S55206-V128	VXF43.125-200	3-ходовой клапан, фланцевый, PN16, DN125	2 465,30 €	15	1	H5CC	48,5	5	
S55206-V129	VXF43.150-315	3-ходовой клапан, фланцевый, PN16, DN150	3 373,10 €	29	1	H5CC	71	5	
S55208-V100	VVF53.15-0.16	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN15, KVS 0.16	288,36 €	15	1	H5CC	4,37	5	
S55208-V101	VVF53.15-0.2	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN15, KVS 0,2	288,36 €	15	1	H5CC	4,306	5	
S55208-V102	VVF53.15-0.25	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN15, KVS 0,25	288,36 €	15	1	H5CC	4,335	5	
S55208-V103	VVF53.15-0.32	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN15, KVS 0.32	288,36 €	15	1	H5CC	4,337	5	
S55208-V104	VVF53.15-0.4	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN15, KVS 0.4	288,36 €	15	1	H5CC	4,48	5	
S55208-V105	VVF53.15-0.5	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный DN15, KVS 0.5	288,36 €	15	1	H5CC	4,525	5	
S55208-V106	VVF53.15-0.63	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN15, KVS 0.63	288,36 €	21	1	H5CC	4,458	5	
S55208-V107	VVF53.15-0.8	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN15, KVS 0.8	288,36 €	15	1	H5CC	4,49	5	
S55208-V108	VVF53.15-1	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN15, KVS 1	288,36 €	15	1	H5CC	4,454	5	
S55208-V109	VVF53.15-1.25	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN15, KVS 1.25	288,36 €	15	1	H5CC	4,49	5	
S55208-V110	VVF53.15-1.6	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный DN15, KVS 1.6	288,36 €	21	1	H5CC	4,492	5	
S55208-V111	VVF53.15-2	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN15, KVS 2	288,36 €	25	1	H5CC	4,489	5	
S55208-V112	VVF53.15-2.5	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN15, KVS 2,5	288,36 €	21	1	H5CC	4,502	5	
S55208-V113	VVF53.15-3.2	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный DN15, KVS 3.2	288,36 €	21	1	H5CC	4,448	5	
S55208-V114	VVF53.15-4	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный DN15, KVS 4	288,36 €	21	1	H5CC	4,451	5	
S55208-V116	VVF53.20-6.3	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN20, KVS 6.3	311,50 €	15	1	H5CC	5,67	5	
S55208-V117	VVF53.25-5	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN25, KVS 5	331,97 €	21	1	H5CC	6,359	5	
S55208-V118	VVF53.25-6.3	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN25, KVS 6,3	331,97 €	21	1	H5CC	6,405	5	
S55208-V119	VVF53.25-8	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный DN25, KVS 8	331,97 €	21	1	H5CC	6,253	5	
S55208-V120	VVF53.25-10	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN25, KVS 10	331,97 €	15	1	H5CC	6,376	5	
S55208-V122	VVF53.32-16	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN32, KVS 16	409,40 €	15	1	H5CC	9,16	5	
S55208-V123	VVF53.40-12.5	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN40, KVS 12.5	482,38 €	15	1	H5CC	10,02	5	
S55208-V124	VVF53.40-16	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN40, KVS 16	482,38 €	25	1	H5CC	10,14	5	
S55208-V125	VVF53.40-20	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN40, KVS 20	482,38 €	21	1	H5CC	10,06	5	
S55208-V126	VVF53.40-25	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный DN40, KVS 25	482,38 €	21	1	H5CC	10,08	5	
S55208-V127	VVF53.50-31.5	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN50, KVS 31.5	661,27 €	15	1	H5CC	13,74	5	
S55208-V128	VVF53.50-40	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный DN50, KVS 40	661,27 €	15	1	H5CC	13,95	5	
S55208-V129	VVF53.65-63	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный DN65, KVS 63	1 068,00 €	15	1	H5CC	22,86	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55208-V130	VVF53.80-100	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN80, KVS 100	1 397,30 €	15	1	H5CC	28,38	5	
S55208-V131	VVF53.100-160	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN100, KVS 160	1 913,50 €	15	1	H5CC	39,5	5	
S55208-V132	VVF53.125-250	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN125, KVS 250	2 598,80 €	15	1	H5CC	63	5	
S55208-V133	VVF53.150-400	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN150, KVS 360	3 613,40 €	15	1	H5CC	84	5	
S55208-V134	VVF53.50-40K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный	825,03 €	15	1	H5CC	14,24	5	
S55208-V135	VVF53.65-63K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный	1 290,50 €	15	1	H5CC	22,54	5	
S55208-V136	VVF53.80-100K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный	1 673,20 €	15	1	H5CC	28,92	5	
S55208-V140	VXF53.15-1.6	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, 3-Х ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ DN15, KVS 1.6	355,11 €	15	1	H5CC	3,282	5	
S55208-V141	VXF53.15-2.5	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN15, KVS 2,5	355,11 €	15	1	H5CC	3,464	5	
S55208-V142	VXF53.15-4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN15, KVS 4	355,11 €	15	1	H5CC	3,281	5	
S55208-V144	VXF53.20-6.3	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN25, KVS 6.3	388,93 €	15	1	H5CC	4,123	5	
S55208-V145	VXF53.25-6.3	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN25, KVS 6.3	444,11 €	15	1	H5CC	4,724	5	
S55208-V146	VXF53.25-10	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN25, KVS 10	444,11 €	21	1	H5CC	4,716	5	
S55208-V148	VXF53.32-16	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN32, KVS 16	511,75 €	15	1	H5CC	6,78	5	
S55208-V149	VXF53.40-16	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN40, KVS 16	560,70 €	15	1	H5CC	7,38	5	
S55208-V150	VXF53.40-25	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN40, KVS 25	560,70 €	15	1	H5CC	7,26	5	
S55208-V152	VXF53.50-40	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN50, KVS 40	792,99 €	15	1	H5CC	10,18	5	
S55208-V153	VXF53.65-63	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN65, KVS 63	1 335,00 €	15	1	H5CC	17,66	5	
S55208-V154	VXF53.80-100	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, 3-Х ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ DN80, KVS 100	1 726,60 €	15	1	H5CC	21,98	5	
S55208-V155	VXF53.100-160	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN100, KVS 160	2 287,30 €	15	1	H5CC	29,8	5	
S55208-V156	VXF53.125-250	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, 3-Х ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ DN125, KVS 250	3 017,10 €	15	1	H5CC	47,9	5	
S55208-V157	VXF53.150-400	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN25, DN150, KVS 360	4 120,70 €	15	1	H5CC	63,7	5	
S55208-V158	VVF53.100-150K	Клапан 2-портовый , фланцевый, PN25 , DN100 , kvs 150 , с компенсацией давления	2 207,20 €	15	1	H5CC	39	5	
S55208-V159	VVF53.125-220K	Клапан 2-портовый , фланцевый, PN25 , DN125 , kvs 220 , с компенсацией давления	3 008,20 €	15	1	H5CC	65	5	
S55208-V160	VVF53.150-315K	Клапан 2-портовый , фланцевый, PN25 , DN150 , kvs 315, с компенсацией давления	4 156,30 €	15	1	H5CC	85	5	
S55208-V161	VVF53.200-450K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN200, KVS 450	7 084,40 €	15	1	H5CC	140,3	5	
S55208-V162	VVF53.250-630K	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный, PN25, DN250, KVS 630	10 591,00 €	15	1	H5CC	208,9	5	
S55210-V100	VVF63.15-0.2	2-ходовой клапан DN15 фланцевый	1 014,60 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V101	VVF63.15-0.32	2-ходовой клапан DN15 фланцевый	1 014,60 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V102	VVF63.15-0.5	2-ходовой клапан DN15 фланцевый	1 014,60 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V103	VVF63.15-0.8	2-ходовой клапан DN15 фланцевый	1 014,60 €	21	1	H5CC		5	
S55210-V104	VVF63.15-1.25	2-ходовой клапан DN15 фланцевый	1 014,60 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V105	VVF63.15-2	2-ходовой клапан DN15 фланцевый	1 014,60 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V106	VVF63.15-3.2	2-ходовой клапан DN15 фланцевый	1 014,60 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V107	VVF63.20-6.3	2-ходовой клапан DN20 фланцевый	1 121,40 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V108	VVF63.25-5	2-ходовой клапан DN25 фланцевый	1 121,40 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V109	VVF63.25-8	2-ходовой клапан DN25 фланцевый	1 121,40 €	21	1	H5CC	8,04	5	
S55210-V110	VVF63.32-16	2-ходовой клапан DN32 фланцевый	1 317,20 €	21	1	H5CC	15,74	5	
S55210-V111	VVF63.40-12.5	2-ходовой клапан DN40 фланцевый	1 406,20 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V112	VVF63.40-20	2-ходовой клапан DN40 фланцевый	1 406,20 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V113	VVF63.50-31.5	2-ходовой клапан DN50 фланцевый	1 797,80 €	15	1	H5CC		5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55210-V114	VVF63.65-50	2-ходовой клапан DN65 фланцевый	2 349,60 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V115	VVF63.80-80	2-ходовой клапан DN80 фланцевый	2 892,50 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V116	VVF63.100-125	2-ходовой клапан DN100 фланцевый	3 809,20 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V117	VVF63.125-200	2-ходовой клапан DN125 фланцевый	4 877,20 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V119	VVF63.50-40K	2-ходовой клапан DN50 фланцевый разгруженный по давлению	2 251,70 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V120	VVF63.65-63K	2-ходовой клапан DN65 фланцевый разгруженный по давлению	2 812,40 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V121	VVF63.80-100K	2-ходовой клапан DN80 фланцевый разгруженный по давлению	3 560,00 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V122	VVF63.100-150K	2-ходовой клапан DN100 фланцевый разгруженный по давлению	4 503,40 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V123	VVF63.125-220K	2-ходовой клапан DN125 фланцевый разгруженный по давлению	5 731,60 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V124	VVF63.150-315K	2-ходовой клапан DN150 фланцевый разгруженный по давлению	7 217,90 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V131	VXF63.15-1.6	3-ходовой клапан DN15 фланцевый	1 272,70 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V132	VXF63.15-2.5	3-ходовой клапан DN15 фланцевый	1 272,70 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V133	VXF63.15-4	3-ходовой клапан DN15 фланцевый	1 272,70 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V134	VXF63.20-6.3	3-ходовой клапан DN20 фланцевый	1 361,70 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V135	VXF63.25-6.3	3-ходовой клапан DN25 фланцевый	1 406,20 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V136	VXF63.25-10	3-ходовой клапан DN25 фланцевый	1 406,20 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V137	VXF63.32-16	3-ходовой клапан DN32 фланцевый	1 602,00 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V138	VXF63.40-16	3-ходовой клапан DN40 фланцевый	1 753,30 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V139	VXF63.40-25	3-ходовой клапан DN40 фланцевый	1 753,30 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V140	VXF63.50-31.5	3-ходовой клапан DN50 фланцевый	2 251,70 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V141	VXF63.65-50	3-ходовой клапан DN65 фланцевый	2 830,20 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V142	VXF63.80-80	3-ходовой клапан DN80 фланцевый	3 613,40 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V143	VXF63.100-125	3-ходовой клапан DN100 фланцевый	4 788,20 €	15	1	H5CC		5	
S55210-V144	VXF63.125-200	3-ходовой клапан DN125 фланцевый	6 043,10 €	23	1	H5CC		5	
S55210-V145	VXF63.150-315	3-ходовой клапан DN150 фланцевый	7 832,00 €	15	1	H5CC		5	
S55845-Z103	ASC10.51	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ	45,66 €	15	1	H5CC	0,033	5	
S55845-Z106	ASZ7.5/1000	ПОТЕНЦИОМЕТР 0...1000 Ом для SA...31../SA...81..	193,13 €	15	1	H5CC	0,04	5	
S55845-Z107	AZX61.1	МОДУЛЬ ДЛЯ SA...61.., УПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ	66,04 €	15	1	H5CC	0,021	5	
S55845-Z108	ASZ6.6	ПОДОГРЕВ ШТОКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ <LT/> 0 °C	195,80 €	15	1	H5CC	0,217	5	
S55845-Z109	ASK39.1	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ SAH../SAL..	109,47 €	15	1	H5CC	0,267	5	
S55845-Z110	ALF41B15	РАСШИРЕНИЕ БАЙПАСА, ФЛАНЦЕВОЕ, DN15	80,19 €	15	1	H5CC	1,389	5	
S55845-Z111	ALF41B25	АДАПТЕР БАЙПАСА DN25 ДЛЯ ЗАМЕНЫ VXF41.. НА VXF43.. ИЛИ VXF53..	85,53 €	15	1	H5CC	1,531	5	
S55845-Z112	ALF41B40	РАСШИРЕНИЕ БАЙПАСА, ФЛАНЦЕВОЕ, DN40	96,12 €	15	1	H5CC	2,341	5	
S55845-Z113	ALF41B50	АДАПТЕР БАЙПАСА DN50 ДЛЯ ЗАМЕНЫ VXF41.. НА VXF43.. ИЛИ VXF53..	101,46 €	15	1	H5CC	2,24	5	
S55845-Z114	ALF41B65	РАСШИРЕНИЕ БАЙПАСА, ФЛАНЦЕВОЕ, DN65	129,05 €	15	1	H5CC	2,936	5	
S55845-Z115	ALF41B80	АДАПТЕР БАЙПАСА DN80 ДЛЯ ЗАМЕНЫ VXF41.. НА VXF43.. ИЛИ VXF53..	181,56 €	15	1	H5CC	5,065	5	
S55845-Z116	ALF41B100	РАСШИРЕНИЕ БАЙПАСА, ФЛАНЦЕВОЕ, DN100	214,49 €	15	1	H5CC	6,471	5	
S55845-Z117	ALF41B125	АДАПТЕР БАЙПАСА DN125 ДЛЯ ЗАМЕНЫ VXF41.. НА VXF43.. ИЛИ VXF53..	251,87 €	15	1	H5CC	8,159	5	
S55845-Z118	ALF41B150	РАСШИРЕНИЕ БАЙПАСА, ФЛАНЦЕВОЕ, DN150	267,00 €	15	1	H5CC	7,877	5	
S55845-Z120	AZX420	Функциональный модуль	45,48 €	15	100	H5CC	0,05	5	
S55845-Z150	7428400610	УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА ДЛЯ КЛАПАНОВ V.F43../53..	26,70 €	15	1	H5CC	0,086	5	
BPZ:SKB32.50	SKB32.50	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 20мм, AC 230 V, 3-позиционный	817,02 €	15	1	H5CC	10,04	5	
BPZ:SKB32.51	SKB32.51	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 20мм, AC 230 V, 3-позиционный, ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	979,00 €	15	1	H5CC	10,1	5	
BPZ:SKB60	SKB60	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 20мм, AC 24 V, DC 0...10 V, 4...20 mA	890,00 €	15	1	H5CC	9,96	5	
BPZ:SKB62	SKB62	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 20мм, AC 24 V, DC 0...10 V, 4...20 mA	1 059,10 €	15	1	H5CC	10	5	
BPZ:SKB62U	SKB62U	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 20мм, AC 24 V, DC 0...10 V, 4...20 mA, UL	1 157,00 €	15	1	H5CC	10,28	5	
BPZ:SKB62UA	SKB62UA	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 20мм, AC 24 V, DC 0...10 V, 4...20 mA, UL	1 272,70 €	15	1	H5CC	10,3	5	
BPZ:SKB82.50	SKB82.50	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 20мм, AC 24 V, 3-позиционный	817,02 €	15	1	H5CC	9,686	5	
BPZ:SKB82.50U	SKB82.50U	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 20мм, AC 24 V, 3-позиционный, UL	865,08 €	34	1	H5CC	9,88	5	
BPZ:SKB82.51	SKB82.51	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 20мм, AC 24 V, 3-позиционный, ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	979,00 €	15	1	H5CC	9,719	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:SKB82.51U	SKB82.51U	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 20мм, AC 24 V, 3-позиционный, UL	1 014,60 €	34	1	H5CC	10	5	
BPZ:SKC32.60	SKC32.60	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 40мм, AC 230 V, 3-позиционный	907,80 €	15	1	H5CC	10,211	5	
BPZ:SKC32.61	SKC32.61	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 40мм, AC 230 V, 3-позиционный	1 068,00 €	15	1	H5CC	10,26	5	
BPZ:SKC60	SKC60	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 40мм, AC 24 V, DC 0...10 V, 4...20 MA	987,90 €	15	1	H5CC	10,54	5	
BPZ:SKC62	SKC62	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 40мм, AC 24 V, DC 0...10 V, 4...20 MA	1 148,10 €	15	1	H5CC	10,54	5	
BPZ:SKC62U	SKC62U	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 40мм, AC 24 V, DC 0...10 V, 4...20 MA, UL	1 263,80 €	15	1	H5CC	10,82	5	
BPZ:SKC62UA	SKC62UA	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 40мм, AC 24 V, DC 0...10 V, 4...20 MA, UL	1 388,40 €	15	1	H5CC	10,56	5	
BPZ:SKC82.60	SKC82.60	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 40мм, AC 24 V, 3-позиционный	907,80 €	15	1	H5CC	10,42	5	
BPZ:SKC82.60U	SKC82.60U	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 40мм, AC 24 V, 3-позиционный, UL	961,20 €	34	1	H5CC	10,46	5	
BPZ:SKC82.61	SKC82.61	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 40мм, AC 24 V, 3-позиционный	1 068,00 €	15	1	H5CC	10,161	5	
BPZ:SKC82.61U	SKC82.61U	Привод клапана электрогидравлический, 2800 N, 40мм, AC 24 V, 3-позиционный, UL	1 112,50 €	34	1	H5CC	10,52	5	
BPZ:SKD32.21	SKD32.21	Привод клапана электрогидравлический, 1000 N, 20мм, AC 230 V, 3-позиционный	623,89 €	15	1	H5CC	4,013	5	
BPZ:SKD32.50	SKD32.50	Привод клапана электрогидравлический, 1000 N, 20мм, AC 230 V, 3-позиционный	478,82 €	24	1	H5CC	3,99	5	
BPZ:SKD32.51	SKD32.51	Привод клапана электрогидравлический, 1000 N, 20мм, AC 230 V, 3-позиционный	594,52 €	24	1	H5CC	4,047	5	
BPZ:SKD60	SKD60	Привод клапана электрогидравлический, 1000 N, 20мм, AC 24 V	514,42 €	15	1	H5CC	4,026	5	
BPZ:SKD60U	SKD60U	Привод 1000 N, ход 20 мм	566,04 €	15	1	H5CC	4,237	5	
BPZ:SKD62	SKD62	Привод клапана электрогидравлический, 1000 N, 20мм, AC 24 V, DC 0...10 V, 4...20 mA	627,45 €	15	1	H5CC	3,991	5	
BPZ:SKD62U	SKD62U	Привод клапана электрогидравлический, 1000 N, 20мм, AC 24 V, DC 0...10 V, 4...20 mA, UL	688,86 €	15	1	H5CC	4,227	5	
BPZ:SKD62UA	SKD62UA	Привод клапана электрогидравлический, 1000 N, 20мм, AC 24 V, DC 0...10 V, 4...20 mA, UL	754,72 €	15	1	H5CC	4,265	5	
BPZ:SKD82.50	SKD82.50	Привод клапана электрогидравлический, 1000 N, 20мм, AC 24 V, 3-позиционный	478,82 €	15	1	H5CC	3,964	5	
BPZ:SKD82.50U	SKD82.50U	Привод клапана электрогидравлический, 1000 N, 20мм, AC 24 V, 3-позиционный, UL	529,55 €	34	1	H5CC	3,983	5	
BPZ:SKD82.51	SKD82.51	Привод клапана электрогидравлический, 1000 N, 20мм, AC 24 V, 3-позиционный	594,52 €	15	1	H5CC	4,075	5	
BPZ:SKD82.51U	SKD82.51U	Привод клапана электрогидравлический, 1000 N, 20мм, AC 24 V, 3-позиционный, UL	656,82 €	15	1	H5CC	4,283	5	
BPZ:VVG41.11	VVG41.11	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, РЕЗЬБОВЫЕ, PN16, DN15, KVS 0.63	233,18 €	15	1	H5CC	1,575	5	
BPZ:VVG41.12	VVG41.12	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, РЕЗЬБОВЫЕ, PN16, DN15, KVS 1	233,18 €	15	1	H5CC	1,569	5	
BPZ:VVG41.13	VVG41.13	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, РЕЗЬБОВЫЕ, PN16, DN15, KVS 1.6	233,18 €	21	1	H5CC	1,598	5	
BPZ:VVG41.14	VVG41.14	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, РЕЗЬБОВЫЕ, PN16, DN15, KVS 2.5	233,18 €	15	1	H5CC	1,594	5	
BPZ:VVG41.15	VVG41.15	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, РЕЗЬБОВЫЕ, PN16, DN15, KVS 4	233,18 €	21	1	H5CC	1,586	5	
BPZ:VVG41.20	VVG41.20	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, РЕЗЬБОВЫЕ, PN16, DN20, KVS 6.3	268,78 €	15	1	H5CC	1,774	5	
BPZ:VVG41.25	VVG41.25	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, РЕЗЬБОВЫЕ, PN16, DN25, KVS 10	306,16 €	15	1	H5CC	2,027	5	
BPZ:VVG41.32	VVG41.32	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, РЕЗЬБОВЫЕ, PN16, DN32, KVS 16	340,87 €	25	1	H5CC	2,503	5	
BPZ:VVG41.40	VVG41.40	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, РЕЗЬБОВЫЕ, PN16, DN40, KVS 25	380,03 €	15	1	H5CC	3,412	5	
BPZ:VVG41.50	VVG41.50	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, РЕЗЬБОВЫЕ, PN16, DN50, KVS 40	424,53 €	15	1	H5CC	4,839	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022										
Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий	
BPZ:VXG41.1301	VXG41.1301	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 1.6, ПЛОТНЫЙ БАЙПАСС	233,18 €	15	1	H5CC	1,544	5		
BPZ:VXG41.1401	VXG41.1401	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 2.5, ПЛОТНЫЙ БАЙПАСС	233,18 €	15	1	H5CC	1,507	5		
BPZ:VXG41.15	VXG41.15	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 4	233,18 €	15	1	H5CC	1,51	5		
BPZ:VXG41.1501	VXG41.1501	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 4, ПЛОТНЫЙ БАЙПАСС	268,78 €	15	1	H5CC	1,531	5		
BPZ:VXG41.20	VXG41.20	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 6.3	268,78 €	15	1	H5CC	1,622	5		
BPZ:VXG41.2001	VXG41.2001	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 6.3, ПЛОТНЫЙ БАЙПАСС	308,83 €	21	1	H5CC	1,663	5		
BPZ:VXG41.25	VXG41.25	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 10	306,16 €	15	1	H5CC	1,866	5		
BPZ:VXG41.2501	VXG41.2501	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 10, ПЛОТНЫЙ БАЙПАСС	350,66 €	15	1	H5CC	1,908	5		
BPZ:VXG41.32	VXG41.32	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN32, KVS 16	340,87 €	21	1	H5CC	2,313	5		
BPZ:VXG41.3201	VXG41.3201	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN32, KVS 16, ПЛОТНЫЙ БАЙПАСС	390,71 €	21	1	H5CC	2,383	5		
BPZ:VXG41.40	VXG41.40	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN40, KVS 25	380,03 €	21	1	H5CC	3,145	5		
BPZ:VXG41.4001	VXG41.4001	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN40, KVS 25, ПЛОТНЫЙ БАЙПАСС	434,32 €	21	1	H5CC	3,187	5		
BPZ:VXG41.50	VXG41.50	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN50, KVS 40	424,53 €	28	1	H5CC	4,293	5		
BPZ:VXG41.5001	VXG41.5001	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN50, KVS 40, ПЛОТНЫЙ БАЙПАСС	490,39 €	15	1	H5CC	4,542	5		
Клапаны и приводы / Клапаны с электромагнитным приводом										
BPZ:ASE1	ASE1	ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА КЛАПАНА	308,83 €	15	1	H5CC	0,305	5		
BPZ:ASE12	ASE12	ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА КЛАПАНА	308,83 €	15	1	H5CC	0,541	5		
BPZ:ASE2	ASE2	ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА КЛАПАНА	308,83 €	28	1	H5CC	0,473	5		
BPZ:M3P100FY	M3P100FY	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN100, KVS 130, AC 24 В	2 892,50 €	28	1	H5CC	63	5		
BPZ:M3P100FYP	M3P100FYP	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN100, KVS 130, AC 24 В, 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕД С МИНЕРАЛЬНЫМИ МАСЛАМИ	2 963,70 €	25	1	H5CC	73	5		
BPZ:M3P80FY	M3P80FY	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN80, KVS 80, AC 24 В	2 225,00 €	28	1	H5CC	48,36	5		
BPZ:M3P80FYP	M3P80FYP	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN80, KVS 80, AC 24 В, 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕД С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ	2 287,30 €	15	1	H5CC	49	5		
BPZ:MVF461H15-0.6	MVF461H15-0.6	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN15, KVS 0.6, AC/DC 24 В	1 103,60 €	15	1	H5CC	7,528	5		
BPZ:MVF461H15-1.5	MVF461H15-1.5	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN15, KVS 1.5, AC/DC 24 В	1 103,60 €	15	1	H5CC	7,561	5		
BPZ:MVF461H15-3	MVF461H15-3	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN15, KVS 3, AC/DC 24 В	1 103,60 €	21	1	H5CC	7,475	5		
BPZ:MVF461H20-5	MVF461H20-5	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16 DN20, KVS 5, AC/DC 24 В	1 352,80 €	21	1	H5CC	8,28	5		
BPZ:MVF461H25-8	MVF461H25-8	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16 DN25, KVS 8, AC/DC 24 В	1 593,10 €	21	1	H5CC	9,23	5		
BPZ:MVF461H32-12	MVF461H32-12	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16 DN32, KVS 12, AC/DC 24 В	1 922,40 €	15	1	H5CC	15,3	5		
BPZ:MVF461H40-20	MVF461H40-20	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16 DN40, KVS 20, AC/DC 24 В	2 287,30 €	15	1	H5CC	17,2	5		
BPZ:MVF461H50-30	MVF461H50-30	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16 DN50, KVS 30, AC/DC 24 В	2 625,50 €	15	1	H5CC	26,26	5		
BPZ:MXF461.15-0.6	MXF461.15-0.6	Клапан 2-ХОДОВОЙ С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN15, KVS 0.6, AC 24 В	833,93 €	15	1	H5CC	6,159	5		

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022										
Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий	
BPZ:MXF461.15-0.6P	MXF461.15-0.6P	Клапан 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN15, KVS 0,6, AC 24 V, 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕД С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ	886,44 €	20	1	H5CC	6,244	5		
BPZ:MXF461.15-1.5	MXF461.15-1.5	Клапан 2-ХОДОВОЙ С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN15, KVS 1.5, AC 24 V	833,93 €	15	1	H5CC	6,179	5		
BPZ:MXF461.15-1.5P	MXF461.15-1.5P	Клапан 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN15, KVS 1,5, AC 24 V, 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕД С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ	886,44 €	20	1	H5CC	6,19	5		
BPZ:MXF461.15-3.0	MXF461.15-3.0	Клапан 2-ХОДОВОЙ С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN15, KVS 3, AC 24 V	833,93 €	21	1	H5CC	6,235	5		
BPZ:MXF461.15-3.0P	MXF461.15-3.0P	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫИС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ (ФЛАНЦЕВЫЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M?/H] 3.0, DN15	886,44 €	20	1	H5CC	6,23	5		
BPZ:MXF461.20-5.0	MXF461.20-5.0	Клапан 2-ХОДОВОЙ С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN20, KVS 5, AC 24 V	916,70 €	28	1	H5CC	7,3	5		
BPZ:MXF461.20-5.0P	MXF461.20-5.0P	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫИС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ (ФЛАНЦЕВЫЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M?/H] 5.0, DN20	970,10 €	20	1	H5CC	7,06	5		
BPZ:MXF461.25-8.0	MXF461.25-8.0	Клапан 2-ХОДОВОЙ С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN25, KVS 8, AC 24 V	1 005,70 €	21	1	H5CC	7,9	5		
BPZ:MXF461.25-8.0P	MXF461.25-8.0P	Клапан 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN25, KVS 8,0, AC 24 V, 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕДЫ С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ	1 059,10 €	25	1	H5CC	8,651	5		
BPZ:MXF461.32-12	MXF461.32-12	Клапан 2-ХОДОВОЙ С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN32, KVS 12, AC 24 V	1 103,60 €	21	1	H5CC	10,763	5		
BPZ:MXF461.32-12P	MXF461.32-12P	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫИС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ (ФЛАНЦЕВЫЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M?/H] 12, DN32	1 157,00 €	28	1	H5CC	10,78	5		
BPZ:MXF461.40-20	MXF461.40-20	Клапан 2-ХОДОВОЙ С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN40, KVS 20, AC 24 V	1 201,50 €	21	1	H5CC	14,342	5		
BPZ:MXF461.40-20P	MXF461.40-20P	Клапан 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN40, KVS 20, AC 24 V, 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕДЫ С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ	1 272,70 €	19	1	H5CC	14,44	5		
BPZ:MXF461.50-30	MXF461.50-30	Клапан 2-ХОДОВОЙ С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN50, KVS 30, AC 24 V	1 379,50 €	25	1	H5CC	18,02	5		
BPZ:MXF461.50-30P	MXF461.50-30P	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫИС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ (ФЛАНЦЕВЫЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M?/H] 30, DN50	1 424,00 €	20	1	H5CC	18,12	5		
BPZ:MXF461.65-50	MXF461.65-50	Клапан 2-ХОДОВОЙ С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN65, KVS 50, AC 24 V	1 619,80 €	25	1	H5CC	27,51	5		
BPZ:MXF461.65-50P	MXF461.65-50P	Клапан 2-ХОДОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ, PN16, DN65, KVS 50, AC 24 V, 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕДЫ С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ	1 664,30 €	20	1	H5CC	29,8	5		
BPZ:MXF461.65-50U	MXF461.65-50U	ФЛАНЦЕВЫЙ КЛАПАН С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	1 780,00 €	15	1	H5CC	26,7	5		
BPZ:MXG461.15-0.6	MXG461.15-0.6	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫИ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS 0.6, DN15	711,11 €	21	1	H5CC	3,968	5		
BPZ:MXG461.15-0.6P	MXG461.15-0.6P	Клапан 2-ХОДОВОЙ, РЕЗЬБОВОЙ, PN16, DN15, KVS 0,6, AC 24 V, DC 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕД С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ	763,62 €	20	1	H5CC	3,969	5		
BPZ:MXG461.15-0.6U	MXG461.15-0.6U	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫИС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M?/H] 0.6, DN15	783,20 €	20	1	H5CC	4,334	5		
BPZ:MXG461.15-1.5	MXG461.15-1.5	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫИС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M?/H] 1.5, DN15	711,11 €	28	1	H5CC	3,969	5		
BPZ:MXG461.15-1.5P	MXG461.15-1.5P	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫИС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M?/H] 1.5, DN15	764,51 €	20	1	H5CC	3,95	5		
BPZ:MXG461.15-1.5U	MXG461.15-1.5U	РЕЗЬБОВОЙ КЛАПАН С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	783,20 €	21	1	H5CC	4,304	5		
BPZ:MXG461.15-3.0	MXG461.15-3.0	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫИ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS 3.0, DN15	710,22 €	21	1	H5CC	3,94	5		
BPZ:MXG461.15-3.0P	MXG461.15-3.0P	СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/2-ХОДОВОЙ Клапан регулирующий, РЕЗЬБОВОЙ, PN16, DN15, KVS 3,0, AC 24 V, DC 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕД С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ	764,51 €	20	1	H5CC	3,94	5		
BPZ:MXG461.15-3.0U	MXG461.15-3.0U	РЕЗЬБОВОЙ КЛАПАН С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	783,20 €	20	1	H5CC	4,306	5		
BPZ:MXG461.20-5.0	MXG461.20-5.0	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫИС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M?/H] 5.0, DN20	764,51 €	21	1	H5CC	4,319	5		

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022									
Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:MXG461.20-5.0P	MXG461.20-5.0P	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M³/H] 5.0, DN20	818,80 €	20	1	H5CC	4,322	5	
BPZ:MXG461.20-5.0U	MXG461.20-5.0U	РЕЗЬБОВОЙ КЛАПАН С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	840,16 €	21	1	H5CC	4,869	5	
BPZ:MXG461.25-8.0	MXG461.25-8.0	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M³/H] 8.0, DN25	851,73 €	28	1	H5CC	4,81	5	
BPZ:MXG461.25-8.0P	MXG461.25-8.0P	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M³/H] 8.0, DN25	898,90 €	20	1	H5CC	4,771	5	
BPZ:MXG461.25-8.0U	MXG461.25-8.0U	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M³/H] 8.0, DN25	934,50 €	15	1	H5CC	5,444	5	
BPZ:MXG461.32-12	MXG461.32-12	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M³/H] 12, DN32	916,70 €	25	1	H5CC	5,734	5	
BPZ:MXG461.32-12P	MXG461.32-12P	Клапан 2-ХОДОВОЙ, РЕЗЬБОВОЙ, PN16, DN32, KVS 12, AC 24 V, DC 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕД С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ	970,10 €	20	1	H5CC	5,756	5	
BPZ:MXG461.32-12U	MXG461.32-12U	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M³/H] 12, DN32	1 014,60 €	21	1	H5CC	6,922	5	
BPZ:MXG461.40-20	MXG461.40-20	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M³/H] 20, DN40	987,90 €	21	1	H5CC	8,96	5	
BPZ:MXG461.40-20P	MXG461.40-20P	СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/2-ХОДОВОЙ Клапан регулирующий, РЕЗЬБОВОЙ, PN16, DN40, KVS 20, AC 24 V, DC 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕД С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ	1 032,40 €	20	1	H5CC	8,98	5	
BPZ:MXG461.40-20U	MXG461.40-20U	РЕЗЬБОВОЙ КЛАПАН С Э/МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	1 085,80 €	21	1	H5CC	10,48	5	
BPZ:MXG461.50-30	MXG461.50-30	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ KVS [M³/H] 30, DN50	1 032,40 €	21	1	H5CC	11,413	5	
BPZ:MXG461.50-30P	MXG461.50-30P	СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/2-ХОДОВОЙ Клапан регулирующий, РЕЗЬБОВОЙ, PN16, DN50, KVS 30, AC 24 V, DC 0/2...10 В, 4...20 МА, ДЛЯ СРЕД С МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ	1 085,80 €	20	1	H5CC	11,5	5	
BPZ:MXG461.50-30U	MXG461.50-30U	РЕЗЬБОВОЙ КЛАПАН С МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	1 148,10 €	15	1	H5CC	13,16	5	
BPZ:MXG461B15-0.6	MXG461B15-0.6	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ, ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ KVS [M³/H] 0.6, DN 15	1 326,10 €	21	1	H5CC	6,463	5	
BPZ:MXG461B15-1.5	MXG461B15-1.5	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ, ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ KVS [M³/H] 1.5, DN 15	1 326,10 €	21	1	H5CC	6,507	5	
BPZ:MXG461B15-3	MXG461B15-3	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ, ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ KVS [M³/H] 3, DN 15	1 326,10 €	21	1	H5CC	6,445	5	
BPZ:MXG461B20-5	MXG461B20-5	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ, ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ KVS [M³/H] 5, DN 20	1 406,20 €	21	1	H5CC	6,945	5	
BPZ:MXG461B25-8	MXG461B25-8	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ, ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ KVS [M³/H] 8, DN 25	1 486,30 €	21	1	H5CC	7,8	5	
BPZ:MXG461B32-12	MXG461B32-12	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ, ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ KVS [M³/H] 12, DN 32	1 619,80 €	25	1	H5CC	12,66	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022										
Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий	
BPZ:MXG461B40-20	MXG461B40-20	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ, ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ KVS [M³/Н] 20, DN 40	1 869,00 €	21	1	H5CC	14,54	5		
BPZ:MXG461B50-30	MXG461B50-30	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ, ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ KVS [M³/Н] 30, DN 50	2 055,90 €	28	1	H5CC	17,74	5		
BPZ:MXG461S15-1.5	MXG461S15-1.5	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) ДЛЯ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ ИЛИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВОДЫ, DN15, KVS [M³/Н] 1.5	1 513,00 €	35	1	H5CC	4,018	5		
BPZ:MXG461S20-5.0	MXG461S20-5.0	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) ДЛЯ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ ИЛИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВОДЫ, DN20, KVS [M³/Н] 5.0	1 593,10 €	35	1	H5CC	4,421	5		
BPZ:MXG461S25-8.0	MXG461S25-8.0	Клапан DN25	1 610,90 €	21	1	H5CC	5,009	5		
BPZ:MXG461S32-12	MXG461S32-12	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙС МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, (РЕЗЬБОВОЙ) ДЛЯ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ ИЛИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВОДЫ, DN 32 KVS [M³/Н] 12	1 780,00 €	21	1	H5CC	5,969	5		
BPZ:MXG462S50-30	MXG462S50-30	3-/2-ХОДОВЫЕ МАГНИТНЫЕ Клапан, РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, PN16, DN 50, KVS 30, AC/DC 24 В	6 105,40 €	25	1	H5CC	16,4	5		
BPZ:Z155/100	Z155/100	ФЛАНЕЦ ЗАПИРАЮЩИЙ, DN100	187,79 €	15	1	H5CC	7,22	5		
BPZ:Z155/15F	Z155/15F	ФЛАНЕЦ ЗАПИРАЮЩИЙ, DN15	83,75 €	15	1	H5CC	1,067	5		
BPZ:Z155/20F	Z155/20F	ФЛАНЕЦ ЗАПИРАЮЩИЙ, DN20	91,67 €	15	1	H5CC	1,416	5		
BPZ:Z155/25F	Z155/25F	ФЛАНЕЦ ЗАПИРАЮЩИЙ, DN25	100,57 €	15	1	H5CC	1,796	5		
BPZ:Z155/32F	Z155/32F	ФЛАНЕЦ ЗАПИРАЮЩИЙ, DN32	108,58 €	15	1	H5CC	2,614	5		
BPZ:Z155/40	Z155/40	ФЛАНЕЦ ЗАПИРАЮЩИЙ, DN40	117,48 €	15	1	H5CC	2,689	5		
BPZ:Z155/50	Z155/50	ФЛАНЕЦ ЗАПИРАЮЩИЙ, DN50	126,38 €	15	1	H5CC	3,559	5		
BPZ:Z155/65	Z155/65	ФЛАНЕЦ ЗАПИРАЮЩИЙ, DN65	137,95 €	15	1	H5CC	4,39	5		
BPZ:Z155/80	Z155/80	ФЛАНЕЦ ЗАПИРАЮЩИЙ, DN80	148,63 €	15	1	H5CC	5,999	5		
BPZ:Z366	Z366	ОБОГРЕВАТЕЛЬ ШТОКА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР НИЖЕ 0 °C, 30 W, AC 24	177,11 €	15	1	H5CC	0,076	5		
BPZ:ZM100/A	ZM100/A	Корпус	129,05 €	15	1	H5CC	0,259	5		
BPZ:ZM101/A	ZM101/A	Блок электронный ДЛЯ МАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ IP54, DC 0..10 В / 0..20 V PHS	166,43 €	57	1	H5CC	0,279	5		
BPZ:ZM120/A	ZM120/A	Корпус	156,64 €	20	1	H5CC	0,266	5		
BPZ:ZM121/A	ZM121/A	Блок электронный ДЛЯ МАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ IP54, DC 4..20	172,66 €	15	1	H5CC	0,284	5		
BPZ:ZM150	ZM150	Корпус	300,82 €	21	1	H5CC	0,269	5		
BPZ:ZM200/A	ZM200/A	Крышка	235,85 €	15	1	H5CC	0,494	5		
BPZ:ZM220/A	ZM220/A	Крышка	298,15 €	20	1	H5CC	0,496	5		
BPZ:ZM250	ZM250	Крышка	392,49 €	15	1	H5CC	0,498	5		
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы с малым ходом штока										
BPZ:ALG122	ALG122	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G ¾" / RP ¾", комплект из 2 шт. шт.	13,88 €	15	1	H5CC	0,164	5		
BPZ:ALG123	ALG123	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G ¾" / RP ¾", комплект из 3 шт.	20,74 €	15	1	H5CC	0,21	5		
BPZ:ALG132	ALG132	Фитинг латунный G ½" / R ¾", комплект из 2 шт. шт.	11,13 €	15	1	H5CC	0,117	5		
BPZ:ALG133	ALG133	Фитинг латунный G ½" / R ¾", комплект из 3 шт.	16,73 €	15	1	H5CC	0,165	5		
BPZ:ALG142	ALG142	Фитинг латунный G ¾" / R ½", комплект из 2 шт. шт.	18,07 €	15	1	H5CC	0,189	5		
BPZ:ALG143	ALG143	Фитинг латунный G ¾" / R ½", комплект из 3 шт.	27,06 €	15	1	H5CC	0,265	5		
BPZ:ALG152	ALG152	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G1" / RP ½", комплект из 2 шт. шт.	7,87 €	15	1	H5CC	0,27	5		
BPZ:ALG153	ALG153	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G1" / RP ½", комплект из 3 шт.	11,75 €	15	1	H5CC	0,393	5		
BPZ:ALG202	ALG202	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G1½" / RP ¾", комплект из 2 шт. шт.	9,88 €	15	1	H5CC	0,351	5		
BPZ:ALG203	ALG203	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G1½" / RP ¾", комплект из 3 шт.	15,13 €	15	1	H5CC	0,518	5		
BPZ:ALG252	ALG252	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G1½" / RP 1", комплект из 2 шт. шт.	11,75 €	15	1	H5CC	0,501	5		
BPZ:ALG253	ALG253	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G1½" / RP 1", комплект из 3 шт.	17,80 €	15	1	H5CC	0,75	5		
BPZ:ALG322	ALG322	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G2" / RP 1¼", комплект из 2 шт. шт.	15,93 €	15	1	H5CC	0,815	5		
BPZ:ALG323	ALG323	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G2" / RP 1¼", КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.	23,94 €	15	1	H5CC	1,222	5		
BPZ:ALG402	ALG402	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G2½" / RP 1½", комплект из 2 шт.	18,69 €	15	1	H5CC	1,015	5		
BPZ:ALG403	ALG403	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G2½" / RP 1½", комплект из 3 шт.	28,39 €	15	1	H5CC	1,512	5		
BPZ:ALG502	ALG502	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G2½" / RP 2", комплект из 2 шт. шт.	31,42 €	15	1	H5CC	1,475	5		
BPZ:ALG503	ALG503	ФИТИНГ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА G2½" / RP 2", комплект из 3 шт.	47,44 €	15	1	H5CC	2,171	5		
BPZ:ALS152	ALS152	СТАЛЬНОЙ ФИТИНГ G ¾", D=21.3 мм, комплект из 2 шт. шт.	28,39 €	15	1	H5CC	0,207	5		
BPZ:ALS202	ALS202	СТАЛЬНОЙ ФИТИНГ G1", D=26.8 мм, комплект из 2 шт. шт.	30,26 €	15	1	H5CC	0,36	5		
BPZ:ALS252	ALS252	СТАЛЬНОЙ ФИТИНГ G1½", D=33.7 мм, комплект из 2 шт. шт.	36,67 €	15	1	H5CC	0,512	5		
BPZ:ASK30	ASK30	АДАПТЕР ДЛЯ СТАРЫХ МОДЕЛЕЙ КЛАПАНОВ LANDIS&GYR	44,06 €	15	1	H5CC	0,184	5		

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55158-A100	SAS61.03	Привод клапана 400H, шток 5.5мм, 24В	215,38 €	57	1	H5CC	0,456	5	
S55158-A100-A100	SAS61.03U	Электромоторный привод для седельных клапанов, AC/DC 24 В	215,38 €	43	1	H5CC	0,454	5	
S55158-A101	SAS61.33	Привод клапана 400H, шток 5.5мм, 24В	330,19 €	57	1	H5CC	0,749	5	
S55158-A101-A100	SAS61.33U	Электромоторный привод для седельных клапанов, AC/DC 24 В	330,19 €	43	1	H5CC	0,754	5	
S55158-A102	SAS61.53	Привод клапана 400H, шток 5.5мм, 24В	330,19 €	57	1	H5CC	0,746	5	
S55158-A103	SAS81.00	Привод клапана 400H, шток 5.5мм, 24В	179,78 €	57	1	H5CC	0,449	5	
S55158-A104	SAS81.03	Привод клапана 400H, шток 5.5мм, 24В	179,78 €	57	1	H5CC	0,448	5	
S55158-A104-A100	SAS81.03U	Электромоторный привод для седельных клапанов, AC/DC 24 В	179,78 €	15	1	H5CC	0,445	5	
S55158-A105	SAS81.33	Привод клапана 400H, шток 5.5мм, 24В	277,68 €	57	1	H5CC	0,742	5	
S55158-A105-A100	SAS81.33U	Электромоторный привод для седельных клапанов, AC/DC 24 В	277,68 €	43	1	H5CC	0,743	5	
S55158-A106	SAS31.00	Привод клапана 400H, шток 5.5мм	179,78 €	57	1	H5CC	0,456	5	
S55158-A107	SAS31.03	Привод клапана 400H, шток 5.5мм	179,78 €	57	1	H5CC	0,456	5	
S55158-A108	SAS31.50	Привод клапана 400H, шток 5.5мм	275,01 €	57	1	H5CC	0,738	5	
S55158-A109	SAS31.53	Привод клапана 400H, шток 5.5мм	275,01 €	57	1	H5CC	0,745	5	
S55158-A117	SAT61.008	Привод клапана 300H, шток 5.5мм, 24В	215,38 €	57	1	H5CC	0,456	5	
S55158-A118	SAT61.51	Привод клапана 300H, шток 5.5мм, 24В	330,19 €	57	1	H5CC	0,72	5	
S55158-A119	SAT31.008	Привод клапана 300H, шток 5.5мм	183,34 €	57	1	H5CC	0,454	5	
S55158-A120	SAT31.51	Привод клапана 300H, шток 5.5мм	277,68 €	57	1	H5CC	0,719	5	
S55158-A121	SAS61.03/MO	Привод Modbus	278,57 €	57	1	H5CC	0,709	5	
S55845-Z155	ASK39.2	Защитный чехол SAS/SAT/SAK	78,77 €	15	1	H5CC	0,193	5	
S55846-Z100	ALG152B	Фитинг латунный G1" / RP ½", 100°C, комплект из 2 шт.	13,08 €	15	1	H5CC	0,2	5	
S55846-Z101	ALG153B	Фитинг латунный G1" / RP ¾", 100 °C, КОМПЛЕКТ ИЗ 3	19,67 €	15	1	H5CC	0,288	5	
S55846-Z102	ALG202B	Фитинг латунный G1¼" / RP ¾", 100 °C, комплект из 2 шт.	19,49 €	15	1	H5CC	0,316	5	
S55846-Z103	ALG203B	Фитинг латунный G1¼" / RP ¾", 100 °C, КОМПЛЕКТ ИЗ 3	29,37 €	15	1	H5CC	0,465	5	
S55846-Z104	ALG252B	Фитинг латунный G1½" / RP 1", 100 °C, комплект из 2 шт.	24,65 €	15	1	H5CC	0,412	5	
S55846-Z105	ALG253B	Фитинг латунный G1½" / RP 1", 100 °C, КОМПЛЕКТ ИЗ 3	36,85 €	15	1	H5CC	0,614	5	
S55846-Z106	ALG322B	Фитинг латунный G2" / RP 1¼", 100 °C, комплект из 2 шт. шт.	32,66 €	15	1	H5CC	0,609	5	
S55846-Z107	ALG323B	Фитинг латунный G2" / RP 1¼", 100 °C, КОМПЛЕКТ ИЗ 3	48,68 €	15	1	H5CC	0,891	5	
S55846-Z108	ALG402B	Фитинг латунный G2¼" / RP 1½", 100 °C, комплект из 2 шт.	50,64 €	15	1	H5CC	0,881	5	
S55846-Z109	ALG403B	Фитинг латунный G2¼" / RP 1½", 100 °C, КОМПЛЕКТ ИЗ 3	75,83 €	15	1	H5CC	1,293	5	
S55846-Z110	ALG502B	Фитинг латунный G2¾" / RP 2", 100 °C, комплект из 2 шт.	81,97 €	15	1	H5CC	1,342	5	
S55846-Z111	ALG503B	Фитинг латунный G2¾" / RP 2", 100 °C, КОМПЛЕКТ ИЗ 3	122,82 €	15	1	H5CC	1,996	5	
BP2:SSC31	SSC31	Привод клапана электромоторный, AC 230 V, 3-позиционный	124,60 €	15	1	H5CC	0,326	5	
BP2:SSC319	SSC319	OEM Привод клапана электромоторный, AC 230 V, 3-позиционный	113,92 €	15	10	H5CC	0,312	5	
BP2:SSC61.5	SSC61.5	Привод клапана электромоторный, AC/DC 24 V, DC 0...10V	282,13 €	15	1	H5CC	0,339	5	
BP2:SSC81	SSC81	Привод клапана электромоторный, AC 24 V, 3-позиционный	116,59 €	15	1	H5CC	0,32	5	
BP2:SSC819	SSC819	Привод клапана электромоторный, AC 24 V, 3-позиционный	103,24 €	15	10	H5CC	0,261	5	
BP2:VVG44.15-0.25	VVG44.15-0.25	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 0.25	107,69 €	15	1	H5CC	0,631	5	
BP2:VVG44.15-0.4	VVG44.15-0.4	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 0.4	107,69 €	15	1	H5CC	0,639	5	
BP2:VVG44.15-0.63	VVG44.15-0.63	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 0.63	107,69 €	28	1	H5CC	0,642	5	
BP2:VVG44.15-1	VVG44.15-1	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 1	107,69 €	21	1	H5CC	0,635	5	
BP2:VVG44.15-1.6	VVG44.15-1.6	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 1.6	107,69 €	15	1	H5CC	0,666	5	
BP2:VVG44.15-2.5	VVG44.15-2.5	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 2.5	107,69 €	25	1	H5CC	0,672	5	
BP2:VVG44.15-4	VVG44.15-4	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 4	107,69 €	28	1	H5CC	0,785	5	
BP2:VVG44.20-6.3	VVG44.20-6.3	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 6.3	113,92 €	21	1	H5CC	1,038	5	
BP2:VVG44.25-10	VVG44.25-10	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 10	131,72 €	15	1	H5CC	1,507	5	
BP2:VVG44.32-16	VVG44.32-16	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN32, KVS 16	178,00 €	21	1	H5CC	1,957	5	
BP2:VVG44.40-25	VVG44.40-25	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN40, KVS 25	232,29 €	15	1	H5CC	2,751	5	
BP2:VVG549.15-0.25	VVG549.15-0.25	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	86,95 €	15	1	H5CC	0,485	5	
BP2:VVG549.15-0.4	VVG549.15-0.4	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	86,95 €	15	1	H5CC	0,486	5	
BP2:VVG549.15-0.63	VVG549.15-0.63	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	86,95 €	21	1	H5CC	0,478	5	
BP2:VVG549.15-1	VVG549.15-1	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	86,95 €	21	1	H5CC	0,48	5	
BP2:VVG549.15-1.6	VVG549.15-1.6	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	86,95 €	28	1	H5CC	0,478	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:VVG549.15-2.5	VVG549.15-2.5	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	86,95 €	57	1	H5CC	0,475	5	
BPZ:VVG549.20-4K	VVG549.20-4K	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	114,81 €	35	1	H5CC	0,654	5	
BPZ:VVG549.25-6.3K	VVG549.25-6.3K	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	154,86 €	28	1	H5CC	0,742	5	
BPZ:VVP45.25-10	VVP45.25-10	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 10	129,94 €	21	1	H5CC	1,508	5	
BPZ:VVP45.32-16	VVP45.32-16	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN32, KVS 16	170,88 €	15	1	H5CC	1,946	5	
BPZ:VVP45.40-25	VVP45.40-25	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 25	223,39 €	15	1	H5CC	2,738	5	
BPZ:VVP459.25-10	VVP459.25-10	Клапан регулирующий OEM, 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 10, DN 25, ШТОК 5.5	114,81 €	15	10	H5CC	1,499	5	
BPZ:VVP459.32-16	VVP459.32-16	Клапан регулирующий OEM, 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 16, DN 32, ШТОК 5.5	154,86 €	15	10	H5CC	1,937	5	
BPZ:VVP459.40-25	VVP459.40-25	Клапан регулирующий OEM, 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 25, DN 40, ШТОК 5.5	197,58 €	24	10	H5CC	2,642	5	
BPZ:VXG44.15-0.25	VXG44.15-0.25	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 0.25	107,69 €	15	1	H5CC	0,541	5	
BPZ:VXG44.15-0.4	VXG44.15-0.4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 0.4	107,69 €	15	1	H5CC	0,544	5	
BPZ:VXG44.15-0.63	VXG44.15-0.63	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 0.63	107,69 €	15	1	H5CC	0,541	5	
BPZ:VXG44.15-1	VXG44.15-1	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 1	107,69 €	21	1	H5CC	0,545	5	
BPZ:VXG44.15-1.6	VXG44.15-1.6	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 1.6	107,69 €	21	1	H5CC	0,578	5	
BPZ:VXG44.15-2.5	VXG44.15-2.5	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 2.5	107,69 €	15	1	H5CC	0,593	5	
BPZ:VXG44.15-4	VXG44.15-4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 4	107,69 €	21	1	H5CC	0,673	5	
BPZ:VXG44.20-6.3	VXG44.20-6.3	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 6.3	113,92 €	21	1	H5CC	0,883	5	
BPZ:VXG44.25-10	VXG44.25-10	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 10	131,72 €	21	1	H5CC	1,351	5	
BPZ:VXG44.32-16	VXG44.32-16	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN32, KVS 16	178,00 €	28	1	H5CC	1,758	5	
BPZ:VXG44.40-25	VXG44.40-25	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN40, KVS 25	232,29 €	21	1	H5CC	2,427	5	
BPZ:VXG48.20	VXG48.20	КЛАПАН, 3-Х ХОДОВОЙ, РЕЗЬБОВОЙ	67,82 €	15	20	H5CC	0,862	5	
BPZ:VXG48.25	VXG48.25	КЛАПАН, 3-Х ХОДОВОЙ, РЕЗЬБОВОЙ	85,62 €	21	12	H5CC	1,15	5	
BPZ:VXG48.32	VXG48.32	КЛАПАН, 3-Х ХОДОВОЙ, РЕЗЬБОВОЙ	109,47 €	21	10	H5CC	1,552	5	
BPZ:VXG48.40	VXG48.40	КЛАПАН, 3-Х ХОДОВОЙ, РЕЗЬБОВОЙ	120,15 €	21	5	H5CC	2,281	5	
BPZ:VXP45.25-10	VXP45.25-10	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 10	133,50 €	21	1	H5CC	1,316	5	
BPZ:VXP45.32-16	VXP45.32-16	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN32, KVS 16	179,78 €	21	1	H5CC	1,723	5	
BPZ:VXP45.40-25	VXP45.40-25	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN40, KVS 25	232,29 €	15	1	H5CC	2,396	5	
BPZ:VXP459.25-10	VXP459.25-10	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 10, DN 25, ШТОК 5.5	121,93 €	25	10	H5CC	1,336	5	
BPZ:VXP459.32-16	VXP459.32-16	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 16, DN 32, ШТОК 5.5	163,76 €	21	10	H5CC	1,72	5	
BPZ:VXP459.40-25	VXP459.40-25	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 25, DN 40, ШТОК 5.5	212,71 €	21	10	H5CC	2,405	5	
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы зональные									
BPZ:AL100	AL100	МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СМОНТИРОВАННЫХ КЛАПАНОВ 2W..., 3W..., 4W...	18,07 €	35	10	H5CC	0,13	5	
BPZ:AL50	AL50	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ МАЛЫХ КЛАПАНОВ (M30 X1.5)	0,54 €	15	40	H5CC	0,001	5	
BPZ:ALC45	ALC45	РУЧКА РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ALC45	1,43 €	23	600	H5CC	0,009	5	
BPZ:ALG10/20	ALG10/20	АДАПТЕР КЛАПАНА ALG10/20	56,78 €	15	1	H5CC	0,204	5	
BPZ:ASC2.1/18	ASC2.1/18	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ SFA21.../ SFA71.../ SFP21.../ SFP71...	20,11 €	15	1	H5CC	0,197	5	
BPZ:ASK199	ASK199	РУЧНОЙ ПРИВОД ДЛЯ ASCVATIX	34,62 €	15	10	H5CC	0,206	5	
BPZ:ASY100	ASY100	КЛЕМНАЯ КОЛОДКА СОЕДИНЕНИЯ DC0...10 В, AC 24 В ДЛЯ SSA61.../SSB61.../SSP61...	5,09 €	15	1	H5CC	0,015	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:ASY3L25	ASY3L25	Кабель соединительный 2.5 М, 3-ТОЧЕЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, AC 230 V	13,62 €	15	1	H5CC	0,153	5	
BPZ:ASY3L45	ASY3L45	Кабель соединительный 4.5 М, 3-ТОЧЕЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, AC 230 V	18,16 €	15	1	H5CC	0,246	5	
BPZ:ASY6L25	ASY6L25	Кабель соединительный 2.5 М, DC 0...10 В	8,90 €	15	1	H5CC	0,089	5	
BPZ:ASY6L45	ASY6L45	Кабель соединительный 4.5 М, DC 0...10 В, AC 24 V	15,84 €	15	1	H5CC	0,144	5	
BPZ:ASY6L45HF	ASY6L45HF	Кабель соединительный 4.5 М, DC 0...10 В, НЕГАЛОГЕНОВЫЙ, <LINEBREAK/>VDE 0207-24	18,96 €	15	1	H5CC	0,15	5	
BPZ:ASY8L25	ASY8L25	Кабель соединительный 2.5 М, 3-ТОЧЕЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, AC 24 V	8,90 €	15	1	H5CC	0,088	5	
BPZ:ASY8L45	ASY8L45	Кабель соединительный 4.5 М, 3-ТОЧЕЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, AC 24 V	15,84 €	15	1	H5CC	0,152	5	
BPZ:ASY8L45HF	ASY8L45HF	Кабель соединительный 4.5 М, 3-ТОЧЕЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, AC 24 V, НЕГАЛОГЕНОВЫЙ, <LINEBREAK/>VDE 0207-24	18,96 €	15	1	H5CC	0,158	5	
BPZ:ASY98	ASY98	СТОПОРНЫЙ ВИНТ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО КОННЕКТОРА	2,55 €	15	1	H5CC	0,009	5	
BPZ:ASY99	ASY99	КЛЕММНЫЙ БЛОК 3 ТОЧКИ, AC 24 V ДЛЯ SSA61../SSB61../SSP61..	5,14 €	15	1	H5CC	0,016	5	
S55174-A160	AV302	АДАПТЕР ДЛЯ КЛАПАНОВ С M28X1,5: COMAP, MARKARYD, HERZ	4,78 €	15	1	H5CC	0,012	5	
S55174-A161	AV303	АДАПТЕР ДЛЯ КЛАПАНОВ С M30X1, TA	4,78 €	15	1	H5CC	0,012	5	
S55174-A164	AV533	АДАПТЕР ДЛЯ КЛАПАНОВ ДАНФОСС RA2000, PLASTIC	8,46 €	15	1	H5CC	0,007	5	
S55174-A165	AV63	АДАПТЕР ДЛЯ КЛАПАНОВ GIACOMINI	4,78 €	15	1	H5CC	0,013	5	
S55174-A166	AV64	АДАПТЕР ДЛЯ RETTINAROLI M28 X 1.5	21,00 €	15	1	H5CC	0,008	5	
S55174-A169	AV305	СТАНДАРТНЫЙ АДАПТЕР AV305	11,57 €	15	1	H5CC	0,048	5	
S55174-A171	AV306	Адаптер Markaryd, M28x1.5, 10 PCE	22,34 €	15	1	H5CC	0,064	5	
S55176-A104	SUA21/3	Привод SPST, AC 230 В	19,94 €	15	1	H5CC	0,334	5	
S55249-V106	VVI46.15/2	КЛАПАН 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 2.15	23,76 €	15	1	H5CC	0,296	5	
S55249-V107	VVI46.20/2	КЛАПАН 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 3.5	25,63 €	15	1	H5CC	0,326	5	
S55249-V108	VVI46.25/2	КЛАПАН 2-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 5	33,11 €	15	1	H5CC	0,575	5	
S55249-V109	VXI46.15/2	КЛАПАН 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 2.15	26,34 €	15	1	H5CC	0,346	5	
S55249-V110	VXI46.20/2	КЛАПАН 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 3.5	36,58 €	15	1	H5CC	0,382	5	
S55249-V111	VXI46.25/2	КЛАПАН 3-ХОДОВОЙ VXI46.25/2, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 5	56,34 €	15	1	H5CC	0,688	5	
S55249-V112	VXI46.25T/2	КЛАПАН 3-ХОДОВОЙ, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 5,5	87,49 €	15	1	H5CC	0,72	1	
BPZ:SFA21/18	SFA21/18	Привод клапана электромоторный, 200 N 2.5мм, AC 230 V, 2-ТОЧЕЧНЫЙ	64,08 €	15	1	H5CC	0,711	5	
BPZ:SFA71/18	SFA71/18	Привод клапана электромоторный, 200 N 2.5мм, AC 230 V, 2-ТОЧЕЧНЫЙ	64,08 €	15	1	H5CC	0,704	5	
BPZ:SFP21/18	SFP21/18	Привод клапана электромоторный, 135N, 2.5мм, AC 230 V, 2-ТОЧЕЧНЫЙ	71,20 €	15	1	H5CC	0,731	5	
BPZ:SFP71/18	SFP71/18	Привод клапана электромоторный, 135N, 2.5мм, AC 24 V, 2-ТОЧЕЧНЫЙ	71,20 €	15	1	H5CC	0,724	5	
BPZ:SSB31	SSB31	Привод клапана электромоторный, AC 230 V, 3-позиционный	91,67 €	15	1	H5CC	0,371	5	
BPZ:SSB31.1	SSB31.1	Привод клапана электромоторный, AC 230 V, 3-позиционный	129,94 €	57	1	H5CC	0,401	5	
BPZ:SSB319	SSB319	ОЕМ Привод клапана электромоторный, AC 230 V, 3-позиционный	86,06 €	15	10	H5CC	0,357	5	
BPZ:SSB81	SSB81	Привод клапана электромоторный, AC 24 V, 3-позиционный	79,92 €	15	1	H5CC	0,314	5	
BPZ:SSB81.1	SSB81.1	Привод клапана электромоторный, AC 24 V, 3-позиционный	123,71 €	15	1	H5CC	0,352	5	
BPZ:SSB819	SSB819	ОЕМ Привод клапана электромоторный, AC 24 V, 3-позиционный	72,09 €	15	10	H5CC	0,08	5	
BPZ:SSP31	SSP31	Привод клапана электромоторный, AC 230 V, 3-позиционный	91,67 €	15	1	H5CC	0,365	5	
BPZ:SSP81	SSP81	Привод клапана электромоторный, AC 24 V, 3-позиционный	80,28 €	15	1	H5CC	0,305	5	
BPZ:SSP81.04	SSP81.04	Привод клапана электромоторный, AC 24 V, 3-позиционный	84,55 €	15	1	H5CC	0,307	5	
BPZ:SSY319	SSY319	ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ПРИВОД КЛАПАНА	104,13 €	35	10	H5CC	0,364	5	
BPZ:SSY319/30	SSY319/30	Привод калапана, 300Н, шток 5.5 мм	110,36 €	29	10	H5CC	0,389	5	
BPZ:SSY319/60	SSY319/60	ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ПРИВОД КЛАПАНА	119,26 €	15	5	H5CC	0,681	5	
BPZ:VMP45.10-0.25	VMP45.10-0.25	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный С БАЙПАССОМ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.25	57,67 €	15	1	H5CC	0,396	5	
BPZ:VMP45.10-0.4	VMP45.10-0.4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный С БАЙПАССОМ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.4	58,92 €	15	1	H5CC	0,399	5	
BPZ:VMP45.10-0.63	VMP45.10-0.63	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный С БАЙПАССОМ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.63	57,67 €	15	1	H5CC	0,39	5	
BPZ:VMP45.10-1	VMP45.10-1	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный С БАЙПАССОМ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 1	57,67 €	15	1	H5CC	0,394	5	
BPZ:VMP45.10-1.6	VMP45.10-1.6	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный С БАЙПАССОМ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 1.6	57,67 €	15	1	H5CC	0,389	5	
BPZ:VMP45.15-2.5	VMP45.15-2.5	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный С БАЙПАССОМ, PN16, DN15, KVS 2.5	72,18 €	15	1	H5CC	0,495	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:VMP45.20-4	VMP45.20-4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный С БАЙПАСКОМ, PN16, DN20, KVS 4	88,38 €	15	1	H5CC	0,721	5	
BPZ:VMP469.10-0.63	VMP469.10-0.63	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, DN10, KVS 0.63, ШТОК 5.5	41,56 €	23	1	H5CC	0,412	5	
BPZ:VMP469.10-1	VMP469.10-1	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, DN10, KVS 1, ШТОК	41,56 €	24	1	H5CC	0,412	5	
BPZ:VMP469.10-1.6	VMP469.10-1.6	Клапан регулирующий OEM	41,56 €	15	1	H5CC	0,391	5	
BPZ:VMP469.15-2.5	VMP469.15-2.5	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 2.5, DN 15, ШТОК 2.5	49,66 €	15	1	H5CC	0,468	5	
BPZ:VMP469.15-4	VMP469.15-4	Клапан регулирующий OEM	58,30 €	15	1	H5CC	0,465	5	
BPZ:VMP47.10-0.25	VMP47.10-0.25	Клапан регулирующий С БАЙПАСКОМ, седельный, 3-ходовой, DN16, KVS 0.25	46,55 €	15	1	H5CC	0,425	5	
BPZ:VMP47.10-0.25S	VMP47.10-0.25S	Клапан регулирующий, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 0.25, DN 10, ШТОК 2.5	54,20 €	23	1	H5CC	0,41	5	
BPZ:VMP47.10-0.4	VMP47.10-0.4	Клапан регулирующий с байпасом, седельный, 3-ходовой, DN16, KVS 0.4	45,57 €	15	1	H5CC	0,43	5	
BPZ:VMP47.10-0.4S	VMP47.10-0.4S	Клапан регулирующий, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 0.4, DN 10, ШТОК 2.5	54,20 €	23	1	H5CC	0,41	5	
BPZ:VMP47.10-0.63	VMP47.10-0.63	Клапан регулирующий с байпасом, седельный, 3-ходовой, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.63	45,57 €	15	1	H5CC	0,432	5	
BPZ:VMP47.10-0.63S	VMP47.10-0.63S	Клапан регулирующий, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 0.63, DN 10, ШТОК 2.5	46,37 €	15	1	H5CC	0,411	5	
BPZ:VMP47.10-1	VMP47.10-1	Клапан регулирующий с байпасом, седельный, 3-ходовой, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 1	45,57 €	15	1	H5CC	0,43	5	
BPZ:VMP47.10-1.6	VMP47.10-1.6	Клапан регулирующий с байпасом, седельный, 3-ходовой, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 1.6	45,57 €	15	1	H5CC	0,425	5	
BPZ:VMP47.10-1.6S	VMP47.10-1.6S	Клапан регулирующий, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 1.6, DN 10, ШТОК 2.5	46,37 €	21	1	H5CC	0,401	5	
BPZ:VMP47.10-1S	VMP47.10-1S	Клапан регулирующий, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 1, DN 10, ШТОК 2.5	46,37 €	21	1	H5CC	0,405	5	
BPZ:VMP47.15-2.5	VMP47.15-2.5	Клапан регулирующий с байпасом, седельный, 3-ходовой, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 2.5	56,16 €	15	1	H5CC	0,483	5	
BPZ:VMP47.15-2.5S	VMP47.15-2.5S	Клапан регулирующий, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 2.5, DN 15, ШТОК 2.5	57,14 €	21	1	H5CC	0,473	5	
BPZ:VVP45.10-0.25	VVP45.10-0.25	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.25	38,98 €	15	1	H5CC	0,291	5	
BPZ:VVP45.10-0.4	VVP45.10-0.4	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.4	38,98 €	15	1	H5CC	0,292	5	
BPZ:VVP45.10-0.63	VVP45.10-0.63	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.63	38,98 €	15	1	H5CC	0,292	5	
BPZ:VVP45.10-1	VVP45.10-1	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 1	38,98 €	15	1	H5CC	0,291	5	
BPZ:VVP45.10-1.6	VVP45.10-1.6	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 1.6	38,98 €	15	1	H5CC	0,291	5	
BPZ:VVP45.15-2.5	VVP45.15-2.5	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 2.5	48,68 €	21	1	H5CC	0,317	5	
BPZ:VVP45.15-2.5N	VVP45.15-2.5N	КЛАПАН 2-ХОДОВОЙ СЕДЕЛЬНЫЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 2.5	72,62 €	24	1	H5CC	0,375	5	
BPZ:VVP45.20-4	VVP45.20-4	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 4	58,74 €	28	1	H5CC	0,446	5	
BPZ:VVP45.20-4N	VVP45.20-4N	КЛАПАН 2-ХОДОВОЙ СЕДЕЛЬНЫЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 4	77,70 €	23	1	H5CC	0,506	5	
BPZ:VVP45.25-6.3	VVP45.25-6.3	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 6.3	98,79 €	15	1	H5CC	0,828	5	
BPZ:VVP45.25-6.3N	VVP45.25-6.3N	КЛАПАН 2-ХОДОВОЙ СЕДЕЛЬНЫЙ, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 6.3	107,69 €	24	1	H5CC	0,868	5	
BPZ:VVP459.10-0.63	VVP459.10-0.63	Клапан регулирующий OEM, 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 0.63, DN 10, ШТОК 5.5	35,07 €	15	20	H5CC	0,288	5	
BPZ:VVP459.10-1	VVP459.10-1	Клапан регулирующий OEM, 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 1, DN 10, ШТОК	35,07 €	15	20	H5CC	0,287	5	
BPZ:VVP459.10-1.6	VVP459.10-1.6	Клапан регулирующий OEM, 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 1.6, DN 10, ШТОК 5.5	35,07 €	15	20	H5CC	0,286	5	
BPZ:VVP459.15-2.5	VVP459.15-2.5	Клапан регулирующий OEM, 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 2.5, DN 15, ШТОК 5.5	42,54 €	15	20	H5CC	0,309	5	
BPZ:VVP459.20-4	VVP459.20-4	Клапан регулирующий OEM, 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 4, DN 20, ШТОК	51,26 €	15	20	H5CC	0,45	5	
BPZ:VVP459.25-6.3	VVP459.25-6.3	Клапан регулирующий OEM, 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 6.3, DN 25, ШТОК 5.5	88,38 €	15	10	H5CC	0,821	5	
BPZ:VVP47.10-0.25	VVP47.10-0.25	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.25	32,49 €	15	1	H5CC	0,331	5	
BPZ:VVP47.10-0.25S	VVP47.10-0.25S	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный KVS 0.25, DN 10, ШТОК 2.5	38,09 €	23	1	H5CC	0,333	5	
BPZ:VVP47.10-0.4	VVP47.10-0.4	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10 KVS 0.4	32,49 €	15	1	H5CC	0,333	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:VVP47.10-0.4S	VVP47.10-0.4S	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный KVS 0.4, DN 10, ШТОК 2.5	38,09 €	23	1	H5CC	0,325	5	
BPZ:VVP47.10-0.63	VVP47.10-0.63	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.63	32,49 €	15	1	H5CC	0,328	5	
BPZ:VVP47.10-0.63S	VVP47.10-0.63S	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный KVS 0.63, DN 10, ШТОК 2.5	34,89 €	15	1	H5CC	0,32	5	
BPZ:VVP47.10-1	VVP47.10-1	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 1	32,49 €	15	1	H5CC	0,328	5	
BPZ:VVP47.10-1.6	VVP47.10-1.6	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 1.6	32,49 €	15	1	H5CC	0,328	5	
BPZ:VVP47.10-1.6S	VVP47.10-1.6S	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный KVS 1.6, DN 10, ШТОК 2.5	34,18 €	15	1	H5CC	0,319	5	
BPZ:VVP47.10-1S	VVP47.10-1S	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный KVS 1, DN 10, ШТОК 2.5	34,18 €	15	1	H5CC	0,32	5	
BPZ:VVP47.15-2.5	VVP47.15-2.5	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 2.5	38,63 €	15	1	H5CC	0,358	5	
BPZ:VVP47.15-2.5S	VVP47.15-2.5S	Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный KVS 2.5, DN 15, ШТОК 2.5	41,03 €	15	1	H5CC	0,35	5	
BPZ:VVP47.20-4	VVP47.20-4	Клапан регулирующий, 2-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 4	48,33 €	15	1	H5CC	0,466	5	
BPZ:VXP45.10-0.25	VXP45.10-0.25	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 0.25	49,04 €	15	1	H5CC	0,308	5	
BPZ:VXP45.10-0.4	VXP45.10-0.4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 0.4	49,04 €	15	1	H5CC	0,308	5	
BPZ:VXP45.10-0.63	VXP45.10-0.63	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 0.63	47,88 €	15	1	H5CC	0,31	5	
BPZ:VXP45.10-1	VXP45.10-1	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 1	47,88 €	15	1	H5CC	0,308	5	
BPZ:VXP45.10-1.6	VXP45.10-1.6	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 1.6	47,88 €	21	1	H5CC	0,303	5	
BPZ:VXP45.15-2.5	VXP45.15-2.5	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 2.5	57,49 €	21	1	H5CC	0,362	5	
BPZ:VXP45.20-4	VXP45.20-4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 4	67,20 €	21	1	H5CC	0,516	5	
BPZ:VXP45.25-6.3	VXP45.25-6.3	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN25, KVS 6.3	108,58 €	28	1	H5CC	0,684	5	
BPZ:VXP459.10-0.63	VXP459.10-0.63	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 0.63, DN 10, ШТОК 5.5	48,86 €	15	20	H5CC	0,306	5	
BPZ:VXP459.10-1	VXP459.10-1	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 1, DN 10, ШТОК	44,77 €	15	20	H5CC	0,304	5	
BPZ:VXP459.10-1.6	VXP459.10-1.6	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 1.6, DN 10, ШТОК 5.5	43,52 €	15	20	H5CC	0,302	5	
BPZ:VXP459.15-2.5	VXP459.15-2.5	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 2.5, DN 15, ШТОК 5.5	51,53 €	21	20	H5CC	0,353	5	
BPZ:VXP459.20-4	VXP459.20-4	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 4, DN 20, ШТОК	59,72 €	15	20	H5CC	0,508	5	
BPZ:VXP459.25-6.3	VXP459.25-6.3	Клапан регулирующий OEM, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 6.3, DN 25, ШТОК 5.5	97,90 €	25	10	H5CC	0,682	5	
BPZ:VXP469.10-0.25	VXP469.10-0.25	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	43,52 €	23	1	H5CC	0,289	5	
BPZ:VXP469.10-0.4	VXP469.10-0.4	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	43,52 €	15	1	H5CC	0,28	5	
BPZ:VXP469.10-0.63	VXP469.10-0.63	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	43,52 €	15	1	H5CC	0,282	5	
BPZ:VXP469.10-1	VXP469.10-1	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	43,52 €	15	1	H5CC	0,286	5	
BPZ:VXP469.10-1.6	VXP469.10-1.6	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	43,52 €	15	1	H5CC	0,283	5	
BPZ:VXP469.15-2.5	VXP469.15-2.5	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	46,28 €	15	1	H5CC	0,305	5	
BPZ:VXP469.20-4	VXP469.20-4	Клапан регулирующий OEM, РЕЗЬБОВОЙ	48,95 €	15	1	H5CC	0,4	5	
BPZ:VXP47.10-0.25	VXP47.10-0.25	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.25	39,25 €	15	1	H5CC	0,343	5	
BPZ:VXP47.10-0.4	VXP47.10-0.4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.4	39,25 €	15	1	H5CC	0,342	5	
BPZ:VXP47.10-0.63	VXP47.10-0.63	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 0.63	38,09 €	15	1	H5CC	0,34	5	
BPZ:VXP47.10-1	VXP47.10-1	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 1	38,09 €	15	1	H5CC	0,339	5	
BPZ:VXP47.10-1.6	VXP47.10-1.6	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN10, KVS 1.6	38,09 €	28	1	H5CC	0,337	5	
BPZ:VXP47.15-2.5	VXP47.15-2.5	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN15, KVS 2.5	45,57 €	15	1	H5CC	0,39	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:VXP47.20-4	VXP47.20-4	Клапан регулирующий, 3-ходовой седельный, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN16, DN20, KVS 4	53,67 €	15	1	H5CC	0,529	5	
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы радиаторные									
BPZ:ADN10	ADN10	КЛАПАН радиаторный прямой, PN10, DN10, KVS 0.1.8	11,66 €	15	10	H5CC	0,155	5	
BPZ:ADN15	ADN15	КЛАПАН радиаторный прямой, PN10, DN15, KVS 0.2.5	12,19 €	15	10	H5CC	0,219	5	
BPZ:ADN20	ADN20	КЛАПАН радиаторный прямой, PN10, DN20, KVS 0.3.0	16,47 €	15	8	H5CC	0,331	5	
BPZ:AEN10	AEN10	КЛАПАН радиаторный угловой, PN10, DN10, KVS 0.1.8	11,66 €	15	10	H5CC	0,127	5	
BPZ:AEN15	AEN15	КЛАПАН радиаторный угловой, PN10, DN15, KVS 0.2.5	12,19 €	15	10	H5CC	0,182	5	
BPZ:AEN20	AEN20	КЛАПАН радиаторный угловой, PN10, DN20, KVS 0.3.0	16,47 €	15	8	H5CC	0,278	5	
BPZ:ATN2	ATN2	ФИТИНГ, УСТОЙЧИВЫЙ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ	4,94 €	15	10	H5CC	0,074	5	
BPZ:ATN4	ATN4	РУЧКА НАСТРОЙКИ, БЕЛАЯ, ДЛЯ VDN../VEN../VUN../VPD../VPE..	1,58 €	15	50	H5CC	0,021	5	
BPZ:AV15-15	AV15-15	ФИТИНГ КОМПРЕССИОННЫЙ, 1/2"-CLC, 15 мм CU	2,07 €	15	10	H5CC	0,021	5	
BPZ:AV53	AV53	ПЕРЕХОДНИК НА КЛАПАН DANFOSS RA-N (RA2000)	7,24 €	15	1	H5CC	0,027	5	
BPZ:AV54	AV54	ПЕРЕХОДНИК НА КЛАПАН DANFOSS RAVL	16,38 €	15	1	H5CC	0,06	5	
BPZ:AV55	AV55	ПЕРЕХОДНИК НА КЛАПАН DANFOSS RAV	22,16 €	43	1	H5CC	0,073	5	
BPZ:AV56	AV56	ПЕРЕХОДНИК НА КЛАПАН GIACOMINI	21,63 €	15	1	H5CC	0,012	5	
BPZ:AV57	AV57	ПЕРЕХОДНИК НА КЛАПАН HERZ	10,95 €	15	1	H5CC	0,04	5	
BPZ:AV58	AV58	ПЕРЕХОДНИК НА КЛАПАН OVENTROP M30X1	20,20 €	15	1	H5CC	0,063	5	
BPZ:AV60	AV60	ПЕРЕХОДНИК НА КЛАПАН TA TO 2002	10,95 €	15	1	H5CC	0,037	5	
BPZ:AV61	AV61	ПЕРЕХОДНИК НА КЛАПАН MMA MARKARYD	10,95 €	15	1	H5CC	0,049	5	
BPZ:AVN15-15	AVN15-15	ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ ½", 15 мм ДЛЯ МЕДНЫХ ИЛИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	17,71 €	15	1	H5CC	0,033	5	
BPZ:AVN15A16	AVN15A16	ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ ½", 16X2 мм ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ С АЛЮМИНОВОЙ ФОЛЬГОЙ	5,36 €	15	1	H5CC	0,045	5	
BPZ:RTN51	RTN51	ПРИВОД ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ, RAL 9016, МАТОВЫЕ	14,06 €	15	1	H5CC	0,175	5	
BPZ:RTN51G	RTN51G	ПРИВОД ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ, RAL 9016, БЛЕСТЯЩИЕ	14,06 €	15	1	H5CC	0,177	5	
BPZ:RTN71	RTN71	ПРИВОД ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С УДАЛЁННЫМ Датчиком	53,85 €	15	1	H5CC	0,24	5	
BPZ:RTN81	RTN81	ПРИВОД ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С УДАЛЁННЫМ ЗАДатчиком	58,30 €	15	1	H5CC	0,27	5	
S55174-A177	STA121	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A178	STA321	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A179	STP121	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A180	STP321	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A181	STA121.L20	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A182	STA321.L20	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A183	STP121.L20	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A184	STP321.L20	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A185	STA121.L50	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A186	STA321.L50	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A187	STP121.L50	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A188	STP321.L50	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A195	STA121.L20H	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55174-A196	STA321.L20H	Привод электротермический	По запросу	29	1	H5CC		1	
S55180-A105	SSA331.00	Привод клапана 100H	69,60 €	15	1	H5CC	0,331	1	
S55180-A106	SSA131.00	Привод клапана 100H	60,25 €	15	1	H5CC	0,29	1	
S55180-A107	SSA161.05	Привод клапана 100H	82,59 €	15	1	H5CC	0,278	1	
S55180-A108	SSA161.05HF	Привод клапана 100H	97,01 €	15	1	H5CC	0,312	1	
S55180-A109	SSA161E.05HF	Привод клапана 100H	97,01 €	15	1	H5CC	0,311	1	
S55180-A110	SSA151.05HF	Привод клапана 100H	97,01 €	15	1	H5CC	0,319	1	
BPZ:SSA31.04	SSA31.04	Привод клапана электромоторный, 160 Н, 2,5 мм, 1,5 М, AC 230 В, 3-ТОЧ., ВКЛ/ВЫКЛ	84,55 €	15	1	H5CC	0,361	5	
BPZ:SSA31.1	SSA31.1	Привод клапана электромоторный, AC 230 В, 3-позиционный	121,93 €	15	1	H5CC	0,401	5	
BPZ:SSA81.1	SSA81.1	Привод клапана электромоторный, AC 24 В, 3-позиционный	127,27 €	15	1	H5CC	0,352	5	
BPZ:VD115CLC	VD115CLC	Клапан 2-ХОДОВЫЕ МАЛЫЕ, DIN, DN15, KV 0.25...1.9	16,20 €	15	1	H5CC	0,293	5	
BPZ:VD120CLC	VD120CLC	Клапан 2-ХОДОВЫЕ МАЛЫЕ, DIN, DN20, KV 0.25...2.6	21,09 €	15	1	H5CC	0,41	5	
BPZ:VD125CLC	VD125CLC	Клапан 2-ХОДОВЫЕ МАЛЫЕ, DIN, DN25, KV 0.25...2.6	25,81 €	15	1	H5CC	0,434	5	
BPZ:VDN110	VDN110	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, DIN, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN10, KVS 0.09..0.63	13,17 €	15	1	H5CC	0,245	5	
BPZ:VDN115	VDN115	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, DIN, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN15, KVS 0.10..0.89	14,86 €	15	1	H5CC	0,29	5	
BPZ:VDN120	VDN120	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, DIN, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN20, KVS 0.31..1.41	21,89 €	15	1	H5CC	0,425	5	
BPZ:VDN210	VDN210	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, NF, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN10, KVS 0.09..0.63	13,17 €	15	1	H5CC	0,226	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:VDN215	VDN215	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, NF, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN15, KVS 0.10..0.89	14,86 €	15	1	H5CC	0,275	5	
BPZ:VDN220	VDN220	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, NF, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN20, KVS 0.31..1.41	21,89 €	15	1	H5CC	0,396	5	
BPZ:VEN110	VEN110	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, DIN, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN10, KV 0.09..0.63	13,17 €	15	1	H5CC	0,232	5	
BPZ:VEN115	VEN115	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, DIN, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN15, KV 0.10..0.89	14,86 €	15	1	H5CC	0,278	5	
BPZ:VEN120	VEN120	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, DIN, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN20, KV 0.31..1.41	21,89 €	15	1	H5CC	0,394	5	
BPZ:VEN210	VEN210	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, NF, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN10, KVS 0.09..0.63	13,17 €	15	1	H5CC	0,223	5	
BPZ:VEN215	VEN215	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, NF, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN15, KVS 0.10..0.89	14,86 €	15	1	H5CC	0,267	5	
BPZ:VEN220	VEN220	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, NF, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN20, KVS 0.31..1.41	21,89 €	15	1	H5CC	0,379	5	
BPZ:VUN210	VUN210	РЕВЕРСИВНЫЕ Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN10, KVS 0.14..0.60	14,24 €	15	1	H5CC	0,263	5	
BPZ:VUN215	VUN215	РЕВЕРСИВНЫЕ Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, 2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА, PN10, DN15, KVS 0.13..0.77	16,47 €	15	1	H5CC	0,312	5	
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы поворотные									
BPZ:ASC36	ASC36	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ ДЛЯ SQL36E	107,69 €	15	1	H5CC	0,093	5	
BPZ:ASK46.1	ASK46.1	РУЧКА ДЛЯ VKF46.. ОТ DN40 ДО DN65	41,21 €	15	1	H5CC	0,227	5	
BPZ:ASK46.2	ASK46.2	РУЧКА ДЛЯ VKF46.. ОТ DN80 ДО DN125	52,96 €	15	1	H5CC	0,303	5	
BPZ:ASK46.3	ASK46.3	РУЧКА ДЛЯ VKF46.. ОТ DN150 ДО DN200	75,56 €	15	1	H5CC	0,564	5	
BPZ:ASK46.4	ASK46.4	РУЧКА ДЛЯ VKF46.. ОТ DN250 ДО DN400	279,46 €	15	1	H5CC	3,59	5	
BPZ:ASZ36	ASZ36	ПОТЕНЦИОМЕТР 1000 ОНМ ДЛЯ SQL36E	278,57 €	15	1	H5CC	0,103	5	
S55162-A100	SAL61.00T10	Привод клапана электромоторный, 10 НМ, 90°, AC/DC 24 В, DC 0...10 В / DC 4...20 МА	365,79 €	15	1	H5CC	1,554	5	
S55162-A101	SAL61.03T10	Привод клапана электромоторный 10 НМ, 90°, AC/DC 24 В, DC 0...10 В / DC 4...20 МА, 30 С	380,92 €	15	1	H5CC	1,554	5	
S55162-A102	SAL61.00T20	Привод клапана электромоторный 20 НМ, 90°, AC/DC 24 В, DC 0...10 В / DC 4...20 МА	459,24 €	15	1	H5CC	1,618	5	
S55162-A103	SAL61.00T40	Привод поворотный 40НМ, 90°, AC/DC 24 В, 0-10 В/4-20 МА, -10...120 °С	459,24 €	15	1	H5CC	1,679	5	
S55162-A104	SAL81.00T10	Привод поворотный 10НМ, 90°, AC/DC 24 В, 3-ТОЧЕЧН., -10...120	292,81 €	15	1	H5CC	1,529	5	
S55162-A105	SAL81.03T10	Привод клапана электромоторный 10 НМ, 90°, AC/DC 24 В, 3-позиционный, 30 С	308,83 €	15	1	H5CC	1,523	5	
S55162-A106	SAL81.00T20	Привод клапана электромоторный 20 НМ, 90°, AC/DC 24 В, 3-позиционный	387,15 €	15	1	H5CC	1,669	5	
S55162-A107	SAL81.00T40	Привод поворотный 40НМ, 90°, AC/DC 24 В, 3-ТОЧЕЧН., -10...120	387,15 €	29	1	H5CC	1,653	5	
S55162-A108	SAL31.00T10	Привод клапана электромоторный 10 НМ, 90°, AC 230 В, 3-позиционный	292,81 €	24	1	H5CC	1,542	5	
S55162-A109	SAL31.03T10	Привод клапана электромоторный 10 НМ, 90°, AC 230 В, 3-позиционный, 30 С	308,83 €	24	1	H5CC	1,535	5	
S55162-A110	SAL31.00T20	Привод поворотный 20НМ, 90°, AC 230 В, 3-ТОЧЕЧН., -10...120 °С	387,15 €	15	1	H5CC	1,671	5	
S55162-A111	SAL31.00T40	Привод поворотный 40НМ, 90°, AC 230 В, 3-ТОЧЕЧН., -10...120 °С	387,15 €	25	1	H5CC	1,652	5	
S55164-A113	SQL361B25	Привод для клапана бабблер, 25 Нм	890,00 €	40	100	H5CC	4	5	
S55845-Z100	ASK31N	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДОВ SAL.. НА Клапан VBF21..	46,81 €	15	1	H5CC	0,302	5	
S55845-Z101	ASK33N	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДОВ SAL.. НА Клапан VKF41..	71,47 €	15	1	H5CC	0,307	5	
S55845-Z102	ASK35N	Набор монтажный ДЛЯ ПРИВОДОВ SAL.. НА Клапан VKF45..	141,51 €	15	1	H5CC	0,344	5	
S55845-Z152	ASK77.9	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РОТОРНЫХ ПРИВОДОВ	30,08 €	15	100	H5CC	0,6	5	
S55845-Z154	ASK77.11	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КЛАПАНОВ "БАББЛЕР"	73,60 €	15	100	H5CC	1,14	5	
S55845-Z211	ASK32N	Монтажный комплект для SAL.. на VBF21..	36,58 €	15	1	H5CC	0,38	5	
BPZ:SEZ31.1	SEZ31.1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ, ПЕРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ SQL36E..	269,67 €	15	1	H5CC	0,09	5	
BPZ:SQL36E110	SQL36E110	Привод клапана электромоторный 400 НМ, 90°, AC 230 В, 3-позиционный	1 922,40 €	15	1	H5CC	15,22	5	
BPZ:SQL36E160	SQL36E160	ПРИВОД ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ 1200 НМ, 90°, AC 230 В, 3-позиционный	6 399,10 €	15	1	H5CC	26,68	5	
BPZ:SQL36E50F04	SQL36E50F04	ПРИВОД ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ 40 НМ, 90°, AC 230 В, 3-позиционный, СОЕДИНЕНИЕ F04	857,07 €	15	1	H5CC	5,767	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:SQL36E50F05	SQL36E50F05	ПРИВОД ЭЛЕКТРОМOTORНЫЙ 40 NM, 90°, AC 230 V, 3-позиционный, СОЕДИНЕНИЕ F05	857,07 €	15	1	H5CC	5,86	5	
BPZ:SQL36E65	SQL36E65	Привод клапана электромоторный 100 NM, 90°, AC 230 V, 3-позиционный	1 085,80 €	15	1	H5CC	6,6	5	
BPZ:VBF21.100	VBF21.100	Клапан поворотный 3-ходовой, фланцевый, PN6, DN100, KVS 160	455,68 €	21	1	H5CC	17,92	5	
BPZ:VBF21.125	VBF21.125	Клапан поворотный 3-ходовой, фланцевый, PN6, DN125, KVS 550	875,76 €	15	1	H5CC	45	5	
BPZ:VBF21.150	VBF21.150	Клапан поворотный 3-ходовой, фланцевый, PN6, DN150, KVS 820	1 165,90 €	15	1	H5CC	56	5	
BPZ:VBF21.40	VBF21.40	Клапан поворотный 3-ходовой, фланцевый, PN6, DN40, KVS 25	137,95 €	15	1	H5CC	5,592	5	
BPZ:VBF21.50	VBF21.50	Клапан поворотный 3-ходовой, фланцевый, PN6, DN50, KVS 40	186,90 €	28	1	H5CC	6,363	5	
BPZ:VBF21.65	VBF21.65	Клапан поворотный 3-ходовой, фланцевый, PN6, DN65, KVS 63	237,63 €	21	1	H5CC	9	5	
BPZ:VBF21.80	VBF21.80	Клапан поворотный 3-ходовой, фланцевый, PN6, DN80, KVS 100	309,72 €	21	1	H5CC	13,8	5	
Клапаны и приводы / Комбиклапаны и приводы									
BPZ:ALE10	ALE10	ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНОМЕТР ДЛЯ КОМБИКЛАПАНОВ "СИМЕНС"	1 361,70 €	15	1	H5CC	0,267	5	
BPZ:ALE11	ALE11	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА И НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КОМБИКЛАПАНОВ "СИМЕНС"	224,28 €	15	1	H5CC	0,329	5	
BPZ:ALP16	ALP16	ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА 1,6 М	21,18 €	15	1	H5CC	0,107	5	
BPZ:ALP25	ALP25	ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА 2,5 М	33,20 €	15	1	H5CC	0,135	5	
BPZ:ALP45	ALP45	ЗАПАСНЫЕ НИППЕЛИ ДЛЯ VPI45..., НАБОР ИЗ 2 ШТ.	11,39 €	15	1	H5CC	0,064	5	
BPZ:ALS259	ALS259	ФИТИНГ, DN 25, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ СО СТОРОНЫ ТРУБОПРОВОДА	18,25 €	15	1	H5CC	0,239	5	
BPZ:ALS329	ALS329	ФИТИНГ, DN 32, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ СО СТОРОНЫ ТРУБОПРОВОДА	19,58 €	15	1	H5CC	0,344	5	
BPZ:ALS409	ALS409	ФИТИНГ, DN 40, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ СО СТОРОНЫ ТРУБОПРОВОДА	23,67 €	15	1	H5CC	0,461	5	
BPZ:ALS509	ALS509	ФИТИНГ, DN 50, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ СО СТОРОНЫ ТРУБОПРОВОДА	30,79 €	15	1	H5CC	0,653	5	
S55150-A114	SAX61P03	ПРИВОД КЛАПАНА 800Н 20мм	364,01 €	29	1	H5CC	1,885	5	
S55150-A116	SAX81P03	ПРИВОД КЛАПАНА 800 Н 20 мм	297,26 €	15	1	H5CC	1,843	5	
S55150-A118	SAX31P03	ПРИВОД КЛАПАНА 800 Н 20 мм	297,26 €	15	1	H5CC	1,919	5	
S55150-A119	SAV61P00	Привод клапана 1100Н, шток 40мм, 24В	586,51 €	15	1	H5CC	2,08	5	
S55150-A120	SAV81P00	Привод клапана 1100Н, шток 40мм, 24В	539,34 €	15	1	H5CC	2,08	5	
S55150-A121	SAV31P00	Привод клапана 1100Н, шток 40мм	582,06 €	15	1	H5CC	2,08	5	
S55150-A130	SQV91P30	ПРИВОД КЛАПАНА 1100Н, ХОД 20/40 мм, AC/DC 24 В, 0-10 В/4-20 МА, НО	865,97 €	15	1	H5CC	6,298	5	
S55150-A131	SQV91P40	ПРИВОД КЛАПАНА 1100Н, ХОД 20/40 мм, AC/DC 24 В, 0-10 В/4-20 МА, НЗ	865,97 €	15	1	H5CC	6,306	5	
S55150-A132	SAY31P03	Привод клапана VPI46	271,45 €	15	1	H5CC	1,862	5	
S55150-A133	SAY61P03	Привод клапана VPI46	328,41 €	24	1	H5CC	1,879	5	
S55150-A134	SAY81P03	Привод клапана VPI46	271,45 €	15	1	H5CC	1,859	5	
S55150-A135	SAY61.03U	Привод для VPI46	361,34 €	15	1	H5CC	5		
S55150-A136	SAY81.03U	Привод для VPI46	299,93 €	33	1	H5CC	5		
S55264-V101	VPP46.10L0.2	КОМБИКЛАПАН, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN25, DN10, 80...240 Л/Ч	53,76 €	15	1	H5CC	0,373	5	
S55264-V102	VPP46.15L0.2	КОМБИКЛАПАН, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN25, DN15, 80...240 Л/Ч	62,21 €	15	1	H5CC	0,399	5	
S55264-V103	VPP46.15L0.6	Комбиклапан DN15 575 л/ч	62,21 €	15	1	H5CC	0,4	5	
S55264-V104	VPP46.20F1.4	КОМБИКЛАПАН, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN25, DN20, 125...1450 Л/Ч	69,33 €	15	1	H5CC	0,433	5	
S55264-V105	VPP46.10L0.2Q	КОМБИКЛАПАН, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN25, DN10, 80...240 Л/Ч, НИППЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	62,21 €	15	1	H5CC	0,454	5	
S55264-V106	VPP46.15L0.2Q	Комбиклапан DN15 200 л/ч	67,73 €	15	1	H5CC	0,485	5	
S55264-V107	VPP46.15L0.6Q	КОМБИКЛАПАН, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN25, DN15, 90...650 Л/Ч, НИППЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	67,73 €	15	1	H5CC	0,493	5	
S55264-V108	VPP46.20F1.4Q	КОМБИКлапан, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN25, DN20, 125...1450 Л/Ч, НИППЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	73,16 €	37	1	H5CC	0,538	5	
S55264-V109	VPI46.15L0.2	КОМБИКлапан, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN25, DN15, 80...240 Л/Ч	64,88 €	15	1	H5CC	0,443	5	
S55264-V110	VPI46.15L0.6	Комбиклапан DN15 575 л/ч	64,88 €	15	1	H5CC	0,439	5	
S55264-V111	VPI46.20F1.4	КОМБИКлапан, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN25, DN20, 125...1450 Л/Ч	76,01 €	15	1	H5CC	0,475	5	
S55264-V112	VPI46.15L0.2Q	КОМБИКЛАПАН, ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, PN25, DN15, 80...240 Л/Ч, НИППЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	70,49 €	15	1	H5CC	0,533	5	
S55264-V113	VPI46.15L0.6Q	Комбиклапан DN15 575 л/ч	70,49 €	15	1	H5CC	0,523	5	
S55264-V114	VPI46.20F1.4Q	Комбиклапан DN20 1330 л/ч	81,97 €	15	1	H5CC	0,581	5	
S55264-V115	ALP46	ЗАГЛУШКИ ДЛЯ Р/Т-ПАТРУБКОВ	2,20 €	15	1	H5CC	0,021	5	
S55264-V116	ALP47	СЛИВНОЙ ШАРОВОЙ КРАН С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ	11,48 €	15	1	H5CC	0,08	5	
S55264-V117	ALP48	Р/Т-ПАТРУБОК СО СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ	24,74 €	15	1	H5CC	0,119	5	
S55264-V118	ALP49	ДЛИННЫЕ Р/Т НИППЕЛИ (НАБОР ИЗ 2 ШТ.)	24,74 €	15	1	H5CC	0,164	5	
S55264-V119	ALP50	ЧЁРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ЗАГЛУШКА КЛАПАНА	1,74 €	15	1	H5CC	0,013	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55264-V121	VPP46.25F1.8	Комбиклапан DN25 1800 л/ч	81,17 €	15	1	H5CC	0,524	5	
S55264-V122	VPP46.32F4	Комбиклапан DN32 4000 л/ч	153,97 €	15	1	H5CC	1,268	5	
S55264-V123	VPP46.25F1.8Q	Комбиклапан DN25 1800 л/ч	87,04 €	37	1	H5CC	0,631	5	
S55264-V124	VPP46.32F4Q	Комбиклапан DN32 4000 л/ч	161,09 €	37	1	H5CC	1,368	5	
S55264-V125	VPI46.25F1.8	Комбиклапан DN25 1800 л/ч	93,45 €	15	1	H5CC	0,55	5	
S55264-V126	VPI46.32F4	Комбиклапан DN32 4000 л/ч	169,10 €	15	1	H5CC	1,281	5	
S55264-V127	VPI46.25F1.8Q	Комбиклапан DN25 1800 л/ч	98,79 €	37	1	H5CC	0,653	5	
S55264-V128	VPI46.32F4Q	Комбиклапан DN32 4000 л/ч	175,33 €	43	1	H5CC	1,35	5	
S55264-V129	VPI46.40F9.5Q	Комбиклапан DN40 9500 л/ч	497,51 €	15	1	H5CC	3,546	5	
S55264-V130	VPI46.50F12Q	Комбиклапан DN50 11500 л/ч	515,31 €	15	1	H5CC	3,793	5	
S55264-V131	VPP46.10L0.4	Комбиклапан DN10 370 л/ч	55,18 €	15	1	H5CC	0,389	5	
S55264-V132	VPP46.10L0.4Q	Комбиклапан DN10 370 л/ч	63,99 €	15	1	H5CC	0,469	5	
S55264-V133	VQP46.10L0.5Q	Комбиклапан откр/закр	53,67 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V134	VQP46.10L0.5	Комбиклапан откр/закр	46,28 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V135	VQI46.15L0.5Q	Комбиклапан откр/закр	59,10 €	37	1	H5CC		5	
S55264-V136	VQI46.15L0.5	Комбиклапан откр/закр	54,47 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V137	VQP46.15L0.5Q	Комбиклапан откр/закр	56,78 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V138	VQP46.15L0.5	Комбиклапан откр/закр	52,07 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V139	VQI46.15F1.3Q	Комбиклапан откр/закр	59,10 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V140	VQI46.15F1.3	Комбиклапан откр/закр	54,47 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V141	VQP46.15F1.3Q	Комбиклапан откр/закр	56,78 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V142	VQP46.15F1.3	Комбиклапан откр/закр	52,07 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V143	VQI46.20F1.5Q	Комбиклапан откр/закр	68,80 €	37	1	H5CC		5	
S55264-V144	VQI46.20F1.5	Комбиклапан откр/закр	63,72 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V145	VQP46.20F1.5Q	Комбиклапан откр/закр	61,41 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V146	VQP46.20F1.5	Комбиклапан откр/закр	58,21 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V147	VQI46.25F1.8Q	Комбиклапан откр/закр	83,30 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V148	VQI46.25F1.8	Комбиклапан откр/закр	78,50 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V149	VQP46.25F1.8Q	Комбиклапан откр/закр	72,98 €	15	1	H5CC		5	
S55264-V150	VQP46.25F1.8	Комбиклапан откр/закр	68,09 €	15	1	H5CC		5	
S55266-V108	VPF43.125F110	Фланцевый комбиклапан, PN16, DN125, 18.5...110 м3/ч	4 592,40 €	15	1	H5CC	109	5	
S55266-V109	VPF43.125F135	Фланцевый комбиклапан, PN16, DN125, 23...135 м3/ч	4 592,40 €	15	1	H5CC	101	5	
S55266-V110	VPF43.150F160	Фланцевый комбиклапан, PN16, DN150, 25.6...148 м3/ч	4 886,10 €	15	1	H5CC	141	5	
S55266-V111	VPF43.150F200	Фланцевый комбиклапан, PN16, DN150, 32...195 м3/ч	4 886,10 €	15	1	H5CC	140	5	
S55266-V120	VPF53.125F110	Комбиклапан фланцевый, PN25, DN125, 110	5 758,30 €	38	1	H5CC	107	5	
S55266-V121	VPF53.125F135	Комбиклапан фланцевый, PN25, DN1250, 135	5 758,30 €	38	1	H5CC	107	5	
S55266-V122	VPF53.150F160	Комбиклапан фланцевый, PN25, DN150, 160	6 087,60 €	38	1	H5CC	144	5	
S55266-V123	VPF53.150F200	Комбиклапан фланцевый, PN25, DN150, 200	6 087,60 €	38	1	H5CC	140	5	
S55266-V142	VPF44.100F70	Комбиклапан, фланцевый, PN16, DN100	1 468,50 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V143	VPF44.100F90	Комбиклапан, фланцевый, PN16, DN100	1 468,50 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V152	VPF54.50F15	Комбиклапан, фланцевый, PN26, DN50	898,90 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V153	VPF54.50F25	Комбиклапан, фланцевый, PN26, DN50	898,90 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V154	VPF54.65F25	Комбиклапан, фланцевый, PN26, DN65	1 441,80 €	84	1	H5CC		1	
S55266-V155	VPF54.65F35	Комбиклапан, фланцевый, PN26, DN65	1 441,80 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V156	VPF54.80F35	Комбиклапан, фланцевый, PN26, DN80	1 566,40 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V157	VPF54.80F45	Комбиклапан, фланцевый, PN26, DN80	1 566,40 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V158	VPF54.100F70	Комбиклапан, фланцевый, PN26, DN100	1 833,40 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V159	VPF54.100F90	Комбиклапан, фланцевый, PN26, DN100	1 833,40 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V174	VPF44.50F15	Комбиклапан, фланцевый, PN16, DN50	784,09 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V175	VPF44.50F25	Комбиклапан, фланцевый, PN16, DN50	784,09 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V176	VPF44.65F25	Комбиклапан, фланцевый, PN16, DN65	1 192,60 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V177	VPF44.65F35	Комбиклапан, фланцевый, PN16, DN65	1 192,60 €	15	1	H5CC		1	
S55266-V178	VPF44.80F35	Комбиклапан, фланцевый, PN16, DN80	1 370,60 €	35	1	H5CC		1	
S55266-V179	VPF44.80F45	Комбиклапан, фланцевый, PN16, DN80	1 370,60 €	15	1	H5CC		1	
S55845-Z136	ASZ7.6/1000	Потенциометр 1000 Ом для SQV	167,32 €	15	1	H5CC	0,033	5	
S55845-Z137	ASC10.42	Двойной доп. переключатель	100,57 €	15	1	H5CC	0,064	5	
BP2:VHG519K15-2.5	VHG519K15-2.5	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	516,20 €	15	1	H5CC	3,763	5	
BP2:VHG519K15-5	VHG519K15-5	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	516,20 €	15	1	H5CC	3,764	5	
BP2:VHG519K20-8	VHG519K20-8	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	566,93 €	39	1	H5CC	3,847	5	
BP2:VHG519K25-10	VHG519K25-10	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	631,90 €	39	1	H5CC	4,375	5	
BP2:VHG519K32-15	VHG519K32-15	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	801,00 €	15	1	H5CC	4,8	5	
BP2:VHG519K40-21	VHG519K40-21	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	1 121,40 €	15	1	H5CC	5,56	5	
BP2:VHG519K50-32	VHG519K50-32	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	1 228,20 €	39	1	H5CC	7,216	5	
BP2:VHG519L15-2.5	VHG519L15-2.5	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	516,20 €	15	1	H5CC	4,045	5	
BP2:VHG519L15-5	VHG519L15-5	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	516,20 €	15	1	H5CC	4,06	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:VHG519L20-8	VHG519L20-8	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	566,93 €	15	1	H5CC	3,993	5	
BPZ:VHG519L25-10	VHG519L25-10	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	631,90 €	25	1	H5CC	4,302	5	
BPZ:VHG519L32-15	VHG519L32-15	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	801,00 €	39	1	H5CC	5,184	5	
BPZ:VHG519L40-21	VHG519L40-21	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	1 121,40 €	39	1	H5CC	5,891	5	
BPZ:VHG519L50-32	VHG519L50-32	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	1 228,20 €	15	1	H5CC	7,207	5	
BPZ:VSG519K15-2.5	VSG519K15-2.5	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	656,82 €	15	1	H5CC	4,15	5	
BPZ:VSG519K15-5	VSG519K15-5	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	656,82 €	15	1	H5CC	4,162	5	
BPZ:VSG519K20-8	VSG519K20-8	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	728,02 €	15	1	H5CC	4,222	5	
BPZ:VSG519K25-10	VSG519K25-10	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	793,88 €	39	1	H5CC	4,665	5	
BPZ:VSG519K32-15	VSG519K32-15	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	996,80 €	15	1	H5CC	5,817	5	
BPZ:VSG519K40-21	VSG519K40-21	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	1 477,40 €	15	1	H5CC	6,42	5	
BPZ:VSG519K50-28.5	VSG519K50-28.5	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	1 691,00 €	15	1	H5CC	8,299	5	
BPZ:VSG519L15-2.5	VSG519L15-2.5	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	656,82 €	15	1	H5CC	4,313	5	
BPZ:VSG519L15-5	VSG519L15-5	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	656,82 €	15	1	H5CC	4,255	5	
BPZ:VSG519L20-8	VSG519L20-8	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	728,02 €	39	1	H5CC	4,407	5	
BPZ:VSG519L25-10	VSG519L25-10	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	793,88 €	25	1	H5CC	4,667	5	
BPZ:VSG519L32-15	VSG519L32-15	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	996,80 €	15	1	H5CC	5,759	5	
BPZ:VSG519L40-21	VSG519L40-21	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	1 397,30 €	39	1	H5CC	6,485	5	
BPZ:VSG519L50-28.5	VSG519L50-28.5	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	1 593,10 €	39	1	H5CC	8,156	5	
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы Разное									
BPZ:410355768	410355768	СКОБА С ВИНТАМИ ДЛЯ СКВ..., SKC... [ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СКВ...U, SKC...U]	36,49 €	15	1	H5CC	0,079	5	
BPZ:410356058	410356058	СКОБА С ВИНТАМИ ДЛЯ СКВ..., SKC... [ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СКВ...U, SKC...U]	42,01 €	24	1	H5CC	0,096	5	
BPZ:410455828	410455828	КРЫШКА БЕЗ МАРКИРОВКИ СИНЯЯ	28,21 €	15	1	H5CC	0,093	5	
BPZ:410456348	410456348	КРЫШКА БЕЗ МАРКИРОВКИ СИНЯЯ	16,20 €	15	1	H5CC	0,091	5	
BPZ:417856498	417856498	КРЕПЕЖ ШТОКА ДЛЯ КЛАПАНА SKC...	26,52 €	15	1	H5CC	0,055	5	
BPZ:426855048	426855048	ЧАСТИ ЗАПАСНЫЕ ДЛЯ SKD32..., SKD62..., SKD82...	27,59 €	15	1	H5CC	0,098	5	
BPZ:426855108	426855108	РУЧКА ДЛЯ ПРИВОДА	42,10 €	15	1	H5CC	0,226	5	
BPZ:428488060	428488060	КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ, ДИАМЕТР ШТОКА 10 мм, ИСПОЛНЕНИЕ EPDM	16,73 €	15	1	H5CC	0,092	5	
BPZ:428488290	428488290	Сальник, 10 мм, ПТФЭ	110,36 €	15	1	H5CC	0,138	5	
BPZ:428488740	428488740	Сальник, 10 мм, ЭПДМ	17,71 €	15	1	H5CC	0,089	5	
BPZ:428495380	428495380	САЛЬНИК УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ БЕЗ СИЛИКОНА, 10мм	135,28 €	22	1	H5CC	0,137	5	
BPZ:428495400	428495400	КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ, ШТОК ДИАМЕТРОМ 14 мм, ИСПОЛНЕНИЕ ПТФЭ (ТЕФЛОН) С СМАЗКОЙ БЕЗ СИЛИКОНА, ДО	167,32 €	24	1	H5CC	0,246	5	
BPZ:466857488	466857488	БЛОК УПРАВЛЯЮЩИЙ SKB62 (S02), SKB62U (S02), SKC62 (S02), SKC62U (S02), SKD62 (S02), SKD62U (S02)	183,34 €	15	1	H5CC	0,161	5	
BPZ:466857518	466857518	БЛОК УПРАВЛЯЮЩИЙ SKB62UA (S02), SKC62UA (S02), SKD62UA (S02)	204,70 €	15	1	H5CC	0,16	5	
BPZ:466857598	466857598	Элемент управления	187,79 €	15	1	H5CC	0,163	5	
BPZ:467956290	467956290	Сальник, 14 мм	33,20 €	15	1	H5CC	0,231	5	
BPZ:467956300	467956300	Сальник, 14 мм, ПТФЭ	138,84 €	21	1	H5CC	0,248	5	
BPZ:7424200000	7424200000	ШАЙБЫ ШТОКА 10 мм 5ШТ. для SKC	26,70 €	15	1	H5CC	0,029	5	
BPZ:7428400470	7428400470	САЛЬНИК 10 мм для VXG41..01	21,81 €	28	1	H5CC	0,088	5	
BPZ:7467601750	7467601750	Ручной регулятор	21,72 €	15	1	H5CC	0,022	5	
BPZ:7467602730	7467602730	РУЧКА ДЛЯ КЛАПАНОВ С КОРОТКИМ ШТОКОМ	5,16 €	15	10	H5CC	0,009	5	
S55845-Z180	ASQ1	Крышка SAS, SAT	20,03 €	15	1	H5CC	0,084	5	
Приводы воздушных заслонок									
Приводы воздушных заслонок / Приводы воздушных заслонок									
BPZ:ASC77.1E	ASC77.1E	НАРУЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ СИСТЕМА,1 Выключатель	42,13 €	15	1	H5CD	0,236	5	
BPZ:ASC77.2E	ASC77.2E	НАРУЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ СИСТЕМА,2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	58,60 €	15	1	H5CD	0,293	5	
BPZ:ASK55.2	ASK55.2	ЗАЖИМ для СОЕДИНЕНИЯ (5...8 мм ДИАМЕТРОМ)	15,38 €	15	1	H5CD	0,051	5	
BPZ:ASK71.9	ASK71.9	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАЛАНСИР	50,41 €	15	1	H5CD	0,203	5	
BPZ:ASK75.5	ASK75.5	КОЖУХ для ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ для GDB/GLB/GSF...E	86,81 €	15	1	H5CD	0,212	5	
BPZ:ASK78.10	ASK78.10	КРУГЛАЯ ВСТАВКА ВАЛА ДИАМЕТРОМ 12 мм.	3,28 €	15	10	H5CD	0,002	5	
BPZ:ASK78.12	ASK78.12	Д-ОБРАЗНАЯ СПЛОШНАЯ ВСТАВКА ВАЛА ДИАМЕТРОМ 12 мм × 9	3,28 €	15	10	H5CD	0,013	5	
BPZ:ASK78.14	ASK78.14	КВАДРАТНАЯ ВСТАВКА ВАЛА ДИАМЕТРОМ 8 мм	3,28 €	15	10	H5CD	0,016	5	
BPZ:ASK78.3	ASK78.3	ВСТАВКА ВАЛА ПРИВОДА для ВАЛОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА	3,28 €	15	10	H5CD	0,004	5	
BPZ:ASK78.5	ASK78.5	ВСТАВКА ВАЛА ДИАМЕТРОМ 12.7 мм (½")	5,13 €	25	10	H5CD	0,007	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:ASK78.6	ASK78.6	КВАДРАТНАЯ ВСТАВКА ВАЛА ДИАМЕТРОМ 8 мм	3,28 €	15	10	H5CD	0,015	5	
BPZ:ASK78.7	ASK78.7	КВАДРАТНАЯ ВСТАВКА ВАЛА ДИАМЕТРОМ 10 мм	4,37 €	15	10	H5CD	0,004	5	
BPZ:ASK78.9	ASK78.9	ВСТАВКА ВАЛА ДИАМЕТРОМ 10 мм	6,54 €	25	10	H5CD	0,012	5	
BPZ:GAP191.1E	GAP191.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0(2)...10 В / 0(4)...20 мА, 6 Нм, без электронной функции защиты от отказов	212,94 €	15	1	H5CD	1,245	5	
BPZ:GAP196.1E	GAP196.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0(2)...10 В / 0(4)...20 мА, 6 Нм, без электронной функции защиты от отказов, 2 переключателя	238,42 €	35	1	H5CD	1,375	5	
BPZ:GBB131.1E	GBB131.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, 3-точечный, 25 Нм, 150 с	158,34 €	15	1	H5CD	2,19	5	
BPZ:GBB135.1E	GBB135.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, 3-точечный, 25 Нм, 150 с, 2 переключателя, потенциометр	202,93 €	15	1	H5CD	2,43	5	
BPZ:GBB136.1E	GBB136.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, 3-точечный, 25 Нм, 150 с, 2 переключателя	182,91 €	15	1	H5CD	2,335	5	
BPZ:GBB161.1E	GBB161.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...10 В, 25 Нм, 150 с	218,40 €	35	1	H5CD	2,197	5	
BPZ:GBB161.1H	GBB161.1H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...10 В, 25 Нм	232,96 €	15	6	H5CD	1,993	5	
BPZ:GBB163.1E	GBB163.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 25 Нм, 150 с	230,23 €	15	1	H5CD	2,224	5	
BPZ:GBB163.1H	GBB163.1H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...10 В, 25 Нм	245,70 €	25	6	H5CD	1,987	5	
BPZ:GBB164.1E	GBB164.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 25 Нм, 150 с, 2 переключателя	256,62 €	15	1	H5CD	2,362	5	
BPZ:GBB166.1E	GBB166.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...10 В, 25 Нм, 150 с, 2 переключателя	237,51 €	15	1	H5CD	2,355	5	
BPZ:GBB331.1E	GBB331.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 3-точечный, 25 Нм, 150 с	158,34 €	15	1	H5CD	2,147	5	
BPZ:GBB335.1E	GBB335.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 3-точечный, 25 Нм, 150 с, 2 переключателя, потенциометр	202,93 €	15	1	H5CD	2,388	5	
BPZ:GBB336.1E	GBB336.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 3-точечный, 25 Нм, 150 с, 2 переключателя	182,91 €	15	1	H5CD	2,318	5	
BPZ:GDB131.2E	GDB131.2E	Привод воздушной заслонки линейный, AC 24 В, 3-точечный, 125 Н, 150 с	97,37 €	15	1	H5CD	0,568	5	
BPZ:GDB161.2E	GDB161.2E	Привод воздушной заслонки линейный, AC 24 В, DC 0...10 В, 125 Н, 150 с, потенциометр	144,69 €	15	1	H5CD	0,599	5	
BPZ:GDB163.2E	GDB163.2E	Привод воздушной заслонки линейный, AC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 125 Н, 150 с, потенциометр	157,43 €	34	1	H5CD	0,605	5	
BPZ:GDB331.2E	GDB331.2E	Привод воздушной заслонки линейный, AC 230 В, 3-точечный, 125 Н, 150 с	97,37 €	15	1	H5CD	0,561	5	
BPZ:GDB336.2E	GDB336.2E	Привод воздушной заслонки линейный, AC 230 В, 3-точечный, 125 Н, 150 с, 2 переключателя	116,48 €	15	1	H5CD	0,739	5	
BPZ:GIB131.1E	GIB131.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, 3-точечный, 35 Нм, 150 с	202,93 €	78	1	H5CD	2,204	5	
BPZ:GIB135.1E	GIB135.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, 3-точечный, 35 Нм, 150 с, 2 переключателя, потенциометр	246,61 €	21	1	H5CD	2,459	5	
BPZ:GIB136.1E	GIB136.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, 3-точечный, 35 Нм, 150 с, 2 переключателя	226,59 €	30	1	H5CD	2,34	5	
BPZ:GIB161.1E	GIB161.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...10 В, 35 Нм, 150 с	262,08 €	35	1	H5CD	2,212	5	
BPZ:GIB163.1E	GIB163.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 35 Нм, 150 с	272,09 €	15	1	H5CD	2,198	5	
BPZ:GIB164.1E	GIB164.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 35 Нм, 150 с, 2 переключателя	297,57 €	15	1	H5CD	2,363	5	
BPZ:GIB166.1E	GIB166.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...10 В, 35 Нм, 150 с, 2 переключателя, потенциометр	287,56 €	15	1	H5CD	2,352	5	
BPZ:GIB331.1E	GIB331.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 3-точечный, 35 Нм, 150 с	202,93 €	15	1	H5CD	2,146	5	
BPZ:GIB335.1E	GIB335.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 3-точечный, 35 Нм, 150 с, 2 переключателя, потенциометр	246,61 €	15	1	H5CD	2,394	5	
BPZ:GIB336.1E	GIB336.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 3-точечный, 35 Нм, 150 с, 2 переключателя	226,59 €	15	1	H5CD	2,31	5	
BPZ:GLB131.2E	GLB131.2E	Привод воздушной заслонки линейный, AC 24 В, 3-точечный, 250 Н, 150 с	112,84 €	15	1	H5CD	0,598	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:GLB136.2E	GLB136.2E	Привод воздушной заслонки линейный, AC 24 В, 3-точечный, 250 Н, 150 с, 2 переключателя	132,86 €	25	1	H5CD	0,754	5	
BPZ:GLB161.2E	GLB161.2E	Привод воздушной заслонки линейный, AC 24 В, DC 0...10 В, 250 Н, 150 с, потенциометр	171,99 €	34	1	H5CD	0,632	5	
BPZ:GLB163.2E	GLB163.2E	Привод воздушной заслонки линейный, AC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 250 Н, 150 с, потенциометр	184,73 €	15	1	H5CD	0,637	5	
BPZ:GLB331.2E	GLB331.2E	Привод воздушной заслонки линейный, AC 230 В, 3-точечный, 250 Н, 150 с	112,84 €	15	1	H5CD	0,593	5	
BPZ:GLB336.2E	GLB336.2E	Привод воздушной заслонки линейный, AC 230 В, 3-точечный, 250 Н, 150 с, 2 переключателя	132,86 €	15	1	H5CD	0,762	5	
BPZ:GXD131.1A	GXD131.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, 1,5 Нм, с кабелем 0.9 м	64,97 €	43	10	H5CD	0,5	5	
BPZ:GXD331.1A	GXD331.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 1,5 Нм, с кабелем 0.9 м	64,97 €	68	10	H5CD	0,585	5	
BPZ:GXD331.1C	GXD331.1C	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 1,5 Нм, с кабелем 2.5 м	72,62 €	15	100	H5CD	0,73	5	
S55499-D184	GDB141.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 150 с	85,09 €	57	1	H5CD	0,615	5	
S55499-D185	GDB142.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 150 с, потенциометр	130,13 €	15	1	H5CD	0,705	5	
S55499-D186	GDB146.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 150 с, 2 переключателя	103,74 €	43	1	H5CD	0,762	5	
S55499-D187	GDB341.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 150 с	85,09 €	15	1	H5CD	0,619	5	
S55499-D188	GDB346.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 150 с, потенциометр	103,74 €	35	1	H5CD	0,788	5	
S55499-D189	GDB361.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, DC 0...10 В, 5 Нм, 150 с	159,25 €	15	1	H5CD	0,711	5	
S55499-D191	GDB111.1E/MO	Привод воздушной заслонки поворотного типа с Modbus RTU, AC 24 В, 5 Нм, без пружинного возврата	188,37 €	15	1	H5CD	0,709	5	
S55499-D192	GLB141.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-/3-точечный, 10 Нм, 150 с	100,10 €	43	1	H5CD	0,616	5	
S55499-D193	GLB142.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-/3-точечный, 10 Нм, 150 с, потенциометр	144,69 €	15	1	H5CD	0,705	5	
S55499-D194	GLB146.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-/3-точечный, 10 Нм, 150 с, 2 переключателя	119,21 €	43	1	H5CD	0,761	5	
S55499-D195	GLB341.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-/3-точечный, 10 Нм, 150 с	100,10 €	35	1	H5CD	0,625	5	
S55499-D196	GLB346.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-/3-точечный, 10 Нм, 150 с, потенциометр	119,21 €	43	1	H5CD	0,785	5	
S55499-D197	GLB361.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, DC 0...10 В, 10 Нм, 150 с	191,10 €	15	1	H5CD	0,716	5	
S55499-D199	GLB111.1E/MO	Привод воздушной заслонки поворотного типа с Modbus RTU, AC 24 В, 10 Нм, без пружинного возврата	219,31 €	15	1	H5CD	0,714	5	
S55499-D208	GDD141.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 30 с	116,48 €	30	1	H5CD	0,613	5	
S55499-D209	GDD146.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 30 с, 2 переключателя	141,96 €	15	1	H5CD	0,77	5	
S55499-D210	GDD142.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 30 с, потенциометр	177,45 €	15	1	H5CD	0,697	5	
S55499-D211	GDD161.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, DC 0/2...10 В, 5 Нм, 30 с, потенциометр	168,35 €	30	1	H5CD	0,627	5	
S55499-D212	GDA141.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 90 с	116,48 €	30	1	H5CD	0,609	5	
S55499-D213	GDA146.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 90 с, 2 переключателя	141,96 €	30	1	H5CD	0,769	5	
S55499-D214	GDA142.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 90 с, потенциометр	173,81 €	30	1	H5CD	0,694	5	
S55499-D215	GDA161.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, DC 0/2...10 В, 5 Нм, 90 с, потенциометр	164,71 €	30	1	H5CD	0,624	5	
S55499-D216	GLD141.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 8 Нм, 30 с	131,95 €	30	1	H5CD	0,628	5	
S55499-D217	GLD146.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 8 Нм, 30 с, 2 переключателя	168,35 €	30	1	H5CD	0,787	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55499-D218	GLD142.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 8 Нм, 30 с, потенциометр	185,64 €	15	1	H5CD	0,715	5	
S55499-D219	GLD161.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, DC 0/2...10 В, 8 Нм, 30 с, потенциометр	192,92 €	15	1	H5CD	0,642	5	
S55499-D220	GLA141.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 10 Нм, 90 с	129,22 €	30	1	H5CD	0,617	5	
S55499-D221	GLA146.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 10 Нм, 90 с, 2 переключателя	153,79 €	30	1	H5CD	0,784	5	
S55499-D222	GLA142.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 10 Нм, 90 с, потенциометр	182,00 €	30	1	H5CD	0,705	5	
S55499-D223	GLA161.1E/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, DC 0/2...10 В, 10 Нм, 90 с, потенциометр	189,28 €	15	1	H5CD	0,631	5	
S55499-D227	GSD146.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-/3-точечный, 2 Нм, 30 с, 2 переключателя	101,01 €	15	1	H5CD	0,711	5	
S55499-D228	GSD161.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0/2...10 В, 2 Нм, 30 с	119,21 €	15	1	H5CD	0,565	5	
S55499-D229	GSD166.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0/2...10 В, 2 Нм, 30 с, 2 переключателя	141,05 €	15	1	H5CD	0,711	5	
S55499-D230	GSD346.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, DC 0/2...10 В, 2 Нм, 30 с, 2 переключателя	101,01 €	15	1	H5CD	0,731	5	
S55499-D231	GSD361.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, DC 0/2...10 В, 2 Нм, 30 с	147,42 €	15	1	H5CD	0,598	5	
S55499-D266	GDB161.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0/2...10 В, 5 Нм, 150 с	132,86 €	15	1	H5CD	0,627	5	
S55499-D267	GDB163.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 5 Нм, 150 с	142,87 €	15	1	H5CD	0,627	5	
S55499-D268	GDB164.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 5 Нм, 150 с, 2 переключателя	162,89 €	21	1	H5CD	0,78	5	
S55499-D269	GDB166.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0/2...10 В, 5 Нм, 150 с, 2 переключателя	151,97 €	35	1	H5CD	0,771	5	
S55499-D270	GLB161.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0/2...10 В, 10 Нм, 150 с	160,16 €	57	1	H5CD	0,636	5	
S55499-D271	GLB163.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 10 Нм, 150 с	170,17 €	15	1	H5CD	0,628	5	
S55499-D272	GLB164.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 10 Нм, 150 с, 2 переключателя	189,28 €	15	1	H5CD	0,775	5	
S55499-D273	GLB166.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0/2...10 В, 10 Нм, 150 с, 2 переключателя	180,18 €	35	1	H5CD	0,795	5	
S55499-D274	GDD146.1G/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 30 с, 2 переключателя	204,75 €	40	8	H5CD	1,163	5	
S55499-D281	GSD141.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2 Нм, 30 с, без пружинного возврата	82,17 €	15	1	H5CD	0,541	5	
S55499-D282	GSD341.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2 Нм, 30 с, без пружинного возврата	82,17 €	15	1	H5CD	0,62	5	
S55499-D299	GIB161.1E/MO	Привод воздушной заслонки поворотного типа с Modbus RTU, AC 24 В, 35 Нм, 150 с, без пружинного возврата	369,46 €	15	1	H5CD	2,284	5	
S55499-D329	GEB141.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-/3-точечный, 20 Нм, 150 с	131,04 €	78	1	H5CD	1,1	5	
S55499-D330	GEB142.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-/3-точечный, 20 Нм, 150 с, потенциометр	175,63 €	15	1	H5CD	1,17	5	
S55499-D331	GEB146.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-/3-точечный, 20 Нм, 150 с, 2 переключателя	154,70 €	78	1	H5CD	1,236	5	
S55499-D332	GEB161.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, DC 0/2...10 В, 20 Нм, 150 с, 2 переключателя	192,01 €	100	1	H5CD	1,115	5	
S55499-D333	GEB163.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, DC 0...35 В настраиваемый, 20 Нм, 150 с	202,93 €	15	1	H5CD	1,115	5	
S55499-D334	GEB164.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, DC 0...35 В настраиваемый, 20 Нм, 150 с, 2	225,68 €	15	1	H5CD	1,249	5	
S55499-D335	GEB166.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, DC 0/2...10 В, 20 Нм, 150 с, 2 переключателя	214,76 €	35	1	H5CD	1,257	5	
S55499-D336	GEB341.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 100...240 В, 2-/3-точечный, 20 Нм, 150 с	131,04 €	57	1	H5CD	1,108	5	
S55499-D337	GEB346.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 100...240 В, 2-/3-точечный, 20 Нм, 150 с, 2 переключателя	154,70 €	57	1	H5CD	1,242	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022										
Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий	
S55499-D338	GEB361.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 100...240 В, DC 0/2...10 В, 20 Нм, 150 с	206,57 €	15	1	H5CD	1,182	5		
S55499-D357	GLB141.1E/09H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-/3-точечный, 10 Нм, 150 с	112,84 €	30	1	H5CD	0,611	5		
S55499-D358	GLB341.1E/09H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-/3-точечный, 10 Нм, 150 с	112,84 €	35	1	H5CD	0,615	5		
S55499-D359	GLB161.1E/09H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0/2...10 В, 10 Нм, 150 с	172,90 €	35	1	H5CD	0,629	5		
S55499-D360	GDB141.1E/09H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 150 с	98,28 €	15	1	H5CD	0,612	5		
S55499-D361	GDB341.1E/09H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-/3-точечный, 5 Нм, 150 с	98,28 €	35	1	H5CD	0,609	5		
S55499-D362	GDB161.1E/09H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0/2...10 В, 5 Нм, 150 с	144,69 €	15	1	H5CD	0,626	5		
S55499-D443	GLB141.1H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-/3-точечный, 10 Нм, 150 с	114,66 €	35	1	H5CD	0,944	5		
S55499-D466	GBB335.1E/VN	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 3-точечный, 25 Нм, 150 с	199,29 €	15	1	H5CD	2,402	5		
S55499-D504	GDB361.1G	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, DC 0...10 В, 5 Нм, 150 с	179,27 €	15	1	H5CD	0,948	5		
S55499-D582	GDB161.1H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...10 В, 5 Нм	145,60 €	35	1	H5CD		5		
S55499-D587	GLB161.1H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 24 В, DC 0...10 В, 10 Нм	171,08 €	35	18	H5CD		1		
S55499-D663	GEB161.1E/MO	Привод воздушной заслонки поворотного типа с Modbus RTU, AC 24 В, 15 Нм, 150 с, без пружинного возврата	320,32 €	57	1	H5CD		1		
Приводы воздушных заслонок / STANDARD SR EN										
BPZ:7419001220	7419001220	РУКОЯТКА ШАРОВОГО КЛАПАНА	1,41 €	16	10	H5CD	0,011	5		
BPZ:ASK71.1	ASK71.1	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ монтажные В ВОЗДУХОВОДЕ	89,00 €	15	1	H5CD	1,344	5		
BPZ:ASK71.11	ASK71.11	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ монтажные В ВОЗДУХОВОДЕ И НА РАМЕ	101,92 €	15	1	H5CD	1,495	5		
BPZ:ASK71.13	ASK71.13	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ С БАЛАНСИРОМ	42,13 €	15	1	H5CD	0,136	5		
BPZ:ASK71.14	ASK71.14	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ С БАЛАНСИРОМ И МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ	56,24 €	15	1	H5CD	0,293	5		
BPZ:ASK71.2	ASK71.2	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ монтажные НА РАМЕ	144,69 €	15	1	H5CD	1,696	5		
BPZ:ASK71.3	ASK71.3	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ С БАЛАНСИРОМ	37,04 €	15	1	H5CD	0,173	5		
BPZ:ASK71.4	ASK71.4	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ С БАЛАНСИРОМ И МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ	46,87 €	15	1	H5CD	0,368	5		
BPZ:ASK71.5	ASK71.5	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ С БАЛАНСИРОМ	41,50 €	15	1	H5CD	0,192	5		
BPZ:ASK71.6	ASK71.6	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ С БАЛАНСИРОМ И УГЛОВЫМ КРОНШТЕЙНОМ	57,88 €	15	1	H5CD	0,866	5		
BPZ:ASK72.1	ASK72.1	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ПРИ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ШАРНИРА	77,26 €	15	1	H5CD	0,232	5		
BPZ:ASK72.2	ASK72.2	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ С КРОНШТЕЙНОМ	46,87 €	15	1	H5CD	0,215	5		
BPZ:ASK72.3	ASK72.3	НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ С КРОНШТЕЙНОМ	41,13 €	15	1	H5CD	0,222	5		
BPZ:ASK73.1	ASK73.1	КРОНШТЕЙН для модуля электропитания	33,94 €	15	1	H5CD	0,223	5		
BPZ:ASK73.2	ASK73.2	гибкий КРОНШТЕЙН для модуля электропитания	113,75 €	15	1	H5CD	0,288	5		
BPZ:ASK74.1	ASK74.1	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ВАЛА	37,22 €	15	1	H5CD	0,272	5		
BPZ:ASK74.11	ASK74.11	АКСЕССУАРЫ для ПРИВОДОВ GSD и GQD	21,29 €	15	1	H5CD	0,118	5		
BPZ:ASK74.7	ASK74.7	УДЛИНЕНИЕ ВАЛА	113,75 €	15	1	H5CD	0,467	5		
BPZ:ASK75.1	ASK75.1	КОЖУХ для ЗАЩИТЫ от АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ для ПРИВОДОВ поворотного типа	223,86 €	15	1	H5CD	1,57	5		
BPZ:ASK75.2	ASK75.2	КОЖУХ для ЗАЩИТЫ от АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ для линейных приводов	51,69 €	15	1	H5CD	0,388	5		
BPZ:ASK75.3	ASK75.3	КОЖУХ для ЗАЩИТЫ от АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	321,23 €	15	1	H5CD	1,144	5		
BPZ:ASK75.4	ASK75.4	КОЖУХ для ЗАЩИТЫот АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	101,01 €	15	1	H5CD	0,625	5		

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:ASK75.6	ASK75.6	КОЖУХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ GMA/GEV...E	169,26 €	57	1	H5CD	0,351	5	
BPZ:GCA121.1E	GCA121.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с	225,68 €	57	1	H5CD	2,311	5	
BPZ:GCA126.1E	GCA126.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с, 2 переключателя	252,07 €	57	1	H5CD	2,5	5	
BPZ:GCA131.1E	GCA131.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 3-точечный, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с	244,79 €	15	1	H5CD	2,331	5	
BPZ:GCA135.1E	GCA135.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 3-точечный, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с, 2 переключателя, потенциометр	290,29 €	15	1	H5CD	2,571	5	
BPZ:GCA161.1E	GCA161.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с, потенциометр	262,08 €	78	1	H5CD	2,352	5	
BPZ:GCA163.1E	GCA163.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с, потенциометр	272,09 €	15	1	H5CD	2,333	5	
BPZ:GCA164.1E	GCA164.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с, 2 переключателя, потенциометр	299,39 €	15	1	H5CD	2,549	5	
BPZ:GCA166.1E	GCA166.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с, 2 переключателя, потенциометр	287,56 €	57	1	H5CD	2,511	5	
BPZ:GCA321.1E	GCA321.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с	249,34 €	78	1	H5CD	2,635	5	
BPZ:GCA326.1E	GCA326.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с, 2 переключателя	274,82 €	57	1	H5CD	2,8	5	
BPZ:GMA121.1E	GMA121.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с	178,36 €	43	1	H5CD	1,268	5	
BPZ:GMA126.1E	GMA126.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	202,93 €	57	1	H5CD	1,406	5	
BPZ:GMA131.1E	GMA131.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 3-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с	196,56 €	15	1	H5CD	1,29	5	
BPZ:GMA136.1E	GMA136.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 3-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	220,22 €	15	1	H5CD	1,413	5	
BPZ:GMA161.1E	GMA161.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с	214,76 €	35	1	H5CD	1,301	5	
BPZ:GMA161.1H	GMA161.1H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с	230,23 €	15	1	H5CD	1,618	5	
BPZ:GMA163.1E	GMA163.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с	225,68 €	15	1	H5CD	1,279	5	
BPZ:GMA164.1E	GMA164.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...35 В настраиваемый, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	249,34 €	15	1	H5CD	1,42	5	
BPZ:GMA166.1E	GMA166.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В настраиваемый, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	238,42 €	15	1	H5CD	1,437	5	
BPZ:GMA321.1E	GMA321.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с	196,56 €	15	1	H5CD	1,462	5	
BPZ:GMA326.1E	GMA326.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	220,22 €	35	1	H5CD	1,605	5	
BPZ:GNP191.1E	GNP191.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0(2)...10 В / 0(4)...20 мА, 6 Нм, с электронной функцией защиты от отказов	295,75 €	78	1	H5CD	1,277	5	
BPZ:GNP196.1E	GNP196.1E	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0(2)...10 В / 0(4)...20 мА, 6 Нм, с электронной функцией защиты от отказов, 2 переключателя	318,50 €	57	1	H5CD	1,404	5	
BPZ:GQD121.1A	GQD121.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 2 Нм, с пружинным возвратом 30/15 с	103,74 €	15	1	H5CD	0,64	5	
BPZ:GQD121.6A	GQD121.6A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 2 Нм, с пружинным возвратом 30/15 с	103,74 €	68	10	H5CD	0,47	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022										
Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий	
BPZ:GQD126.1A	GQD126.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 2 Нм, с пружинным возвратом 30/15 с, 2 переключателя	121,03 €	15	1	H5CD	0,796	5		
BPZ:GQD131.1A	GQD131.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 3-точечный, 2 Нм, с пружинным возвратом 30/15 с	121,03 €	15	1	H5CD	0,655	5		
BPZ:GQD136.1A	GQD136.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 3-точечный, 2 Нм, с пружинным возвратом 30/15 с, 2 переключателя	138,32 €	15	1	H5CD	0,773	5		
BPZ:GQD161.1A	GQD161.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 2 Нм, с пружинным возвратом 30/15 с	138,32 €	15	1	H5CD	0,663	5		
BPZ:GQD166.1A	GQD166.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 2 Нм, с пружинным возвратом 30/15 с, 2 переключателя	154,70 €	15	1	H5CD	0,798	5		
BPZ:GQD321.1A	GQD321.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 2 Нм, с пружинным возвратом 30/15 с	103,74 €	15	1	H5CD	0,65	5		
BPZ:GQD321.6A	GQD321.6A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 2 Нм, с пружинным возвратом 30/15 с	103,74 €	15	10	H5CD	0,59	5		
BPZ:GQD326.1A	GQD326.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 2 Нм, с пружинным возвратом 30/15 с, 2 переключателя	121,03 €	15	1	H5CD	0,796	5		
S55499-D153	GCA126.1E/09H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, кабель без содержания галогенов	256,62 €	35	1	H5CD	2,51	5		
S55499-D154	GCA161.1E/09H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, кабель без содержания галогенов	262,99 €	57	1	H5CD	2,338	5		
S55499-D155	GMA126.1E/09H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, кабель без содержания галогенов	206,57 €	43	1	H5CD	1,392	5		
S55499-D156	GMA161.1E/09H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, кабель без содержания галогенов	215,67 €	43	1	H5CD	1,288	5		
S55499-D224	GMA326.1E/09H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	232,05 €	15	1	H5CD	1,601	5		
S55499-D233	GPC121.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с	144,69 €	15	1	H5CD	0,635	5		
S55499-D234	GPC126.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с, 2 переключателя	169,26 €	15	1	H5CD	0,758	5		
S55499-D235	GPC131.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 3-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с	144,69 €	15	1	H5CD	0,653	5		
S55499-D236	GPC136.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 3-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с, 2 переключателя	169,26 €	15	1	H5CD	0,769	5		
S55499-D237	GPC161.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с	189,28 €	15	1	H5CD	0,656	5		
S55499-D238	GPC166.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с, 2 переключателя	213,85 €	15	1	H5CD	0,78	5		
S55499-D239	GPC321.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с	158,34 €	15	1	H5CD	0,637	5		
S55499-D240	GPC326.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с, 2 переключателя	183,82 €	15	1	H5CD	0,754	5		
S55499-D241	GPC361.1A	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, DC 0...10 В, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с, 2 переключателя	233,87 €	15	1	H5CD	0,724	5		
S55499-D300	GMA161.1E/MO	Привод воздушной заслонки поворотного типа с Modbus RTU, AC/DC 24 В, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с	323,96 €	35	1	H5CD	1,359	5		
S55499-D301	GCA161.1E/MO	Привод воздушной заслонки поворотного типа с Modbus RTU, AC/DC 24 В, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с	368,55 €	35	1	H5CD	2,416	5		
S55499-D356	GQD161.1D/50S	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, 2 Нм, с пружинным возвратом 30/15 с	194,74 €	15	10	H5CD	1,019	5		
S55499-D449	GMA126.1E/50H	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	255,71 €	34	1	H5CD	2,113	5		

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55499-D502	GCA161.1H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с	288,47 €	30	4	H5CD	2,347	5	
S55499-D503	GCA326.1H	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, DC 0...10 В, 18 Нм, пружинный возврат 90/15 с	331,24 €	15	4	H5CD	2,784	5	
S55499-D729	GPC121.1A/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с	По запросу	15	1	H5CD		1	
S55499-D730	GPC126.1A/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, DC 24 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с, 2 переключателя	По запросу	15	1	H5CD		1	
S55499-D731	GPC161.1A/RW	Привод воздушной заслонки поворотного типа для Ж/Д транспорта, AC/DC 24 В, DC 0...10 В, 4 Нм, с пружинным возвратом 60/15 с	По запросу	15	1	H5CD		1	
S55859-Z120	ASK74.23	Адаптер штока GPC/GSD	5,96 €	15	10	H5CD	0,024	5	
S55859-Z122	ASK71.20	Шестигранный для ручной настройки приводов GMA/GNA/GRA	4,46 €	30	10	H5CD	0,014	1	
Приводы воздушных заслонок / Пожарные приводы и приводы дымоудаления									
BPZ:ASK79.4	ASK79.4	КАНАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК	34,94 €	15	1	H5CD	0,061	5	
BPZ:ASK79.5	ASK79.5	КАНАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК	34,94 €	15	1	H5CD	0,058	5	
BPZ:GGA126.1E/10	GGA126.1E/10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм	212,03 €	15	1	H5CD	2,36	5	
BPZ:GGA126.1E/12	GGA126.1E/12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм	212,03 €	57	1	H5CD	2,367	5	
BPZ:GGA126.1E/C10	GGA126.1E/C10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	284,83 €	35	6	H5CD	2,3	5	
BPZ:GGA126.1E/C12	GGA126.1E/C12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	284,83 €	25	6	H5CD	2,3	5	
BPZ:GGA126.1E/T10	GGA126.1E/T10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм, с модулем контроля за температурой	253,89 €	15	6	H5CD	2,5	5	
BPZ:GGA126.1E/T12	GGA126.1E/T12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм	253,89 €	15	6	H5CD	2,324	5	
BPZ:GGA326.1E/10	GGA326.1E/10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм	244,79 €	15	1	H5CD	2,666	5	
BPZ:GGA326.1E/12	GGA326.1E/12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм	244,79 €	57	1	H5CD	2,668	5	
BPZ:GGA326.1E/T10	GGA326.1E/T10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм, с модулем контроля за температурой	286,65 €	35	6	H5CD	2,2	5	
BPZ:GGA326.1E/T12	GGA326.1E/T12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 18 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм, с модулем контроля за температурой	286,65 €	57	6	H5CD	2,8	5	
BPZ:GNA126.1E/10	GNA126.1E/10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм	173,81 €	15	1	H5CD	1,342	5	
BPZ:GNA126.1E/12	GNA126.1E/12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм	173,81 €	78	1	H5CD	1,35	5	
BPZ:GNA126.1E/C10	GNA126.1E/C10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	224,77 €	25	1	H5CD	1,46	5	
BPZ:GNA126.1E/C12	GNA126.1E/C12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	224,77 €	25	1	H5CD	1,44	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:GNA126.1E/T10	GNA126.1E/T10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм, с модулем контроля за температурой	212,94 €	15	1	H5CD	1,449	5	
BPZ:GNA126.1E/T12	GNA126.1E/T12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм	212,94 €	57	1	H5CD	1,474	5	
BPZ:GNA326.1E/10	GNA326.1E/10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм	188,37 €	35	1	H5CD	1,527	5	
BPZ:GNA326.1E/12	GNA326.1E/12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм	188,37 €	15	1	H5CD	1,541	5	
BPZ:GNA326.1E/T10	GNA326.1E/T10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм, с модулем контроля за температурой	228,41 €	15	1	H5CD	1,641	5	
BPZ:GNA326.1E/T12	GNA326.1E/T12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм, с модулем контроля за температурой	228,41 €	35	1	H5CD	1,659	5	
S55499-D182	GNA126.1E/H12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC/DC 24 В, 2-точечный, 7 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя	217,49 €	15	1	H5CD	1,478	5	
S55499-D290	GRA126.1E/T10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм, с модулем контроля за температурой	183,82 €	15	1	H5CD	1,489	5	
S55499-D291	GRA326.1E/T10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм, с модулем контроля за температурой	196,56 €	15	1	H5CD	1,668	5	
S55499-D292	GRA126.1E/T12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм, с модулем контроля за температурой	183,82 €	35	1	H5CD	1,48	5	
S55499-D293	GRA326.1E/T12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм, с модулем контроля за температурой	196,56 €	57	1	H5CD	1,662	5	
S55499-D294	GRA126.1E/10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм	144,69 €	15	1	H5CD	1,36	5	
S55499-D295	GRA326.1E/10	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 10 мм	157,43 €	34	1	H5CD	1,549	5	
S55499-D296	GRA126.1E/12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм	144,69 €	57	1	H5CD	1,353	5	
S55499-D297	GRA326.1E/12	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм	157,43 €	15	1	H5CD	1,544	5	
S55499-D447	GNA126.1E/12A	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 9 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм	212,94 €	35	1	H5CD	1,362	5	
S55499-D448	GNA326.1E/12A	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный, 9 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм	228,41 €	30	1	H5CD	1,551	5	
S55499-D496	GNA166.1E/T12	Привод для противопожарных клапанов	257,53 €	35	1	H5CD	1,437	5	
S55499-D507	GRA126.1E/12A	Привод противопожарного клапана поворотного типа, AC 24 В/DC 24...48 В, 2-точечный, 4 Нм, с пружинным возвратом 90/15 с, 2 переключателя, шток 12 мм	144,69 €	15	1	H5CD	1,371	5	
Приводы воздушных заслонок / Компактные VAV									
BPZ:ASV181.1E/3	ASV181.1E/3	Модуль VAV	181,09 €	15	1	H5CD	0,336	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:GDB181.1E/3	GDB181.1E/3	Компактный моульный контроллер объема воздуха для систем VAV, AC 24 В, 5 Нм, 150 с, 300 Па	186,55 €	57	1	H5CD	0,719	5	
BPZ:GLB181.1E/3	GLB181.1E/3	Компактный моульный контроллер объема воздуха для систем VAV, AC 24 В, DC 0...10 В, 10 Нм, 150 с, 300 Па	211,12 €	30	1	H5CD	0,722	5	
BPZ:GLB181.1EM3	GLB181.1EM3	Компактный контроллер объема воздуха для систем VAV, 10 Нм	211,12 €	15	18	H5CD	0,57	5	
S55499-D134	GDB181.1E/KN	Компактный контроллер VAV с KNX, AC 24 В, 5 Нм, 150 сек, 300 Па	237,51 €	57	1	H5CD	0,727	5	
S55499-D135	GLB181.1E/KN	Компактный контроллер VAV с KNX, AC 24 В, 10 Нм, 150 сек, 300 Па	261,17 €	57	1	H5CD	0,733	5	
S55499-D165	AST20	Инструмент для наладки компактных контроллеров VAV	487,76 €	15	1	H5CD	0,95	5	
S55499-D166	GDB181.1E/MO	Компактный контроллер VAV с Modbus RTU, AC 24 В, 5 Нм, 150 сек, 300 Па	210,21 €	57	1	H5CD	0,748	5	
S55499-D167	GLB181.1E/MO	Компактный контроллер VAV с Modbus RTU, AC 24 В, 10 Нм, 150 сек, 300 Па	234,78 €	35	1	H5CD	0,736	5	
S55499-D168	GDB181.1E/BA	Компактный контроллер VAV с BACnet MS/TP, AC 24 В, 5 Нм, 150 сек, 300 Па	219,31 €	57	1	H5CD	0,736	5	
S55499-D169	GLB181.1E/BA	Компактный контроллер VAV с BACnet MS/TP, AC 24 В, 10 Нм, 150 сек, 300 Па	242,97 €	15	1	H5CD	0,74	5	
S55499-D263	GLB181.1EMKN	Компактный контроллер VAV, мультиупаковка с KNX, AC 24 В, 10 Нм	246,61 €	43	18	H5CD	0,6	5	
S55499-D373	AST22	Интерфейс USB / PPS2	506,87 €	15	1	H5CD	0,209	5	
S55499-D505	GDB181.1EMKN	Компактный контроллер VAV с KNX, AC 24 В, 5 Нм, 150 сек, 300 Па, мультиупаковка 18 шт.	237,51 €	57	18	H5CD	0,58	5	
S55499-D506	GDB181.1EMBА	Компактный контроллер VAV с BACnet, AC 24 В, 5 Нм, 150 сек, 300 Па, мультиупаковка 18 шт.	219,31 €	30	18	H5CD	0,58	5	
Приводы воздушных заслонок / Приводы воздушных заслонок, прочее									
BPZ:7442401250	7442401250	Кабель соединительный 1 М ДЛЯ AST10	69,16 €	16	1	H5CD	0,06	5	
BPZ:7442401260	7442401260	Кабель соединительный 2,5 М	99,19 €	15	1	H5CD	0,098	5	
BPZ:7442403010	7442403010	Кабель соединительный С 3-ТОЧЕЧНЫМ ГНЕЗДОМ И 7-ТОЧЕЧНЫМ ШТЕКЕРОМ ДЛЯ УСТРОЙСТВ СЕРИИ Е	117,39 €	15	1	H5CD	0,104	5	
S55859-Z101	ASK71.01	Набор аксессуаров 1 для GEB/GMA	5,43 €	15	1	H5CD	0,014	5	
S55859-Z102	ASK71.02	Набор аксессуаров 1 для GIB/GCA	14,38 €	15	1	H5CD	0,021	5	
S55859-Z103	ASK74.12	Стандартный комплект адаптера штока (GEB/GMA)	19,20 €	15	1	H5CD	0,162	5	
S55859-Z104	ASK74.13	Адаптер штока кв. 15 мм GS	15,65 €	15	1	H5CD	0,115	5	
S55859-Z105	ASK74.14	Адаптер штока кв. 12мм GS	13,47 €	15	1	H5CD	0,124	5	
S55859-Z106	ASK74.15	Адаптер штока кв. 10 мм GS	13,65 €	15	1	H5CD	0,128	5	
S55859-Z107	ASK74.16	Адаптер штока кв. 8 ммGS	21,11 €	30	1	H5CD	0,13	5	
S55859-Z108	ASK74.17	Адаптер штока кв. 15 мм GM	22,11 €	30	1	H5CD	0,229	5	
S55859-Z109	ASK74.18	Адаптер штока кв. 12 мм GM	20,38 €	15	1	H5CD	0,231	5	
S55859-Z110	ASK74.19	Адаптер штока кв. 10 мм GM	21,57 €	15	1	H5CD	0,235	5	
S55859-Z111	ASK74.20	Адаптер штока кв. 8 мм GM	24,02 €	15	1	H5CD	0,238	5	
S55859-Z112	ASK74.21	Индикатор GM	2,49 €	15	10	H5CD	0,003	5	
S55859-Z113	ASK74.22	Индикатор GS	1,44 €	30	10	H5CD	0,002	5	
S55859-Z114	ASK71.03	Монтажный комплект GM	3,79 €	57	10	H5CD	0,074	5	
S55859-Z115	ASK71.04	Монтажный комплект BG	3,84 €	15	10	H5CD	0,053	5	
S55859-Z116	ASK71.05	Индикатор положения BG	0,86 €	15	10	H5CD	0,004	5	
S55859-Z117	ASK71.06	Стандартный адаптер штока GM	20,11 €	15	1	H5CD	0,33	5	
S55859-Z118	ASK71.07	Монтажный комплект GS	2,77 €	15	10	H5CD	0,058	5	
S55859-Z119	ASK71.08	Монтажный комплект BG	16,38 €	15	10	H5CD	0,022	5	
S55859-Z123	ASK71.21	Квадратная вставка вала 10х10 мм	5,29 €	30	10	H5CD	0,014	1	
Частотные преобразователи									
Частотные преобразователи / Частотные преобразователи G120P IP20									
6SL3200-6AE12-2AH0	G120P-0.75/32A	Частотный преобразователь, FSA, IP20, ФИЛЬТР А, 0,75 КВТ	588,98 €	15	1	H5CN	2,728	1	
6SL3200-6AE12-2BH0	G120P-0.75/32B	Частотный преобразователь, FSA, IP20, ФИЛЬТР В, 0,75 КВТ	621,32 €	35	1	H5CN	4,735	1	
6SL3200-6AE13-1AH0	G120P-1.1/32A	Частотный преобразователь, FSA, IP20, ФИЛЬТР А, 1,1 КВТ	594,86 €	15	1	H5CN	2,784	1	
6SL3200-6AE13-1BH0	G120P-1.1/32B	Частотный преобразователь, FSA, IP20, ФИЛЬТР В, 1,1 КВТ	629,16 €	15	1	H5CN	4,84	1	
6SL3200-6AE14-1AH0	G120P-1.5/32A	Частотный преобразователь, FSA, IP20, ФИЛЬТР А, 1,5 КВТ	675,22 €	15	1	H5CN	2,728	1	
6SL3200-6AE14-1BH0	G120P-1.5/32B	Частотный преобразователь, FSA, IP20, ФИЛЬТР В, 1,5 КВТ	710,50 €	15	1	H5CN	4,92	1	
6SL3200-6AE15-8AH0	G120P-2.2/32A	Частотный преобразователь, FSA, IP20, ФИЛЬТР А, 2,2 КВТ	729,12 €	35	1	H5CN	2,778	1	
6SL3200-6AE15-8BH0	G120P-2.2/32B	Частотный преобразователь, FSA, IP20, ФИЛЬТР В, 2,2 КВТ	766,36 €	15	1	H5CN	4,874	1	
6SL3200-6AE17-7AH0	G120P-3/32A	Частотный преобразователь, FSA, IP20, ФИЛЬТР А, 3 КВТ	880,04 €	35	1	H5CN	2,829	1	
6SL3200-6AE17-7BH0	G120P-3/32B	Частотный преобразователь, FSA, IP20, ФИЛЬТР В, 3 КВТ	912,38 €	15	1	H5CN	4,763	1	
6SL3200-6AE21-0AH0	G120P-4/32A	Частотный преобразователь, FSB, IP20, ФИЛЬТР А, 4 КВТ	999,60 €	35	1	H5CN	4,492	1	
6SL3200-6AE21-0BH0	G120P-4/32B	Частотный преобразователь, FSB, IP20, ФИЛЬТР В, 4 КВТ	1 048,60 €	43	1	H5CN	8,98	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
6SL3200-6AE21-3AH0	G120P-5.5/32A	Частотный преобразователь, FSB, IP20, ФИЛЬТР А, 5,5 КВТ	1 038,80 €	35	1	H5CN	4,501	1	
6SL3200-6AE21-3BH0	G120P-5.5/32B	Частотный преобразователь, FSB, IP20, ФИЛЬТР В, 5,5 КВТ	1 136,80 €	57	1	H5CN	8,9	1	
6SL3200-6AE21-8AH0	G120P-7.5/32A	Частотный преобразователь, FSB, IP20, ФИЛЬТР А, 7,5 КВТ	1 381,80 €	43	1	H5CN	4,507	1	
6SL3200-6AE21-8BH0	G120P-7.5/32B	Частотный преобразователь, FSB, IP20, ФИЛЬТР В, 7,5 КВТ	1 499,40 €	43	1	H5CN	9,12	1	
6SL3200-6AE22-6AH0	G120P-11/32A	Частотный преобразователь, FSC, IP20, ФИЛЬТР А, 11 КВТ	1 685,60 €	15	1	H5CN	7,08	1	
6SL3200-6AE22-6BH0	G120P-11/32B	Частотный преобразователь, FSA, IP20, ФИЛЬТР В, 11 КВТ	1 822,80 €	35	1	H5CN	13,92	1	
6SL3200-6AE23-2AH0	G120P-15/32A	Частотный преобразователь, FSC, IP20, ФИЛЬТР А, 15 КВТ	2 116,80 €	15	1	H5CN	7,2	1	
6SL3200-6AE23-2BH0	G120P-15/32B	Частотный преобразователь, FSC, IP20, ФИЛЬТР В, 15 КВТ	2 254,00 €	15	1	H5CN	13,82	1	
6SL3200-6AE23-8AH0	G120P-18.5/32A	Частотный преобразователь, FSC, IP20, ФИЛЬТР А, 18,5 КВТ	2 548,00 €	15	1	H5CN	7,148	1	
6SL3200-6AE23-8BH0	G120P-18.5/32B	Частотный преобразователь, FSD, IP20, ФИЛЬТР В, 18,5 КВТ	2 910,60 €	15	1	H5CN	14,34	1	
6SL3200-6AE24-5AH0	G120P-22/32A	Частотный преобразователь, FSD, IP20, ФИЛЬТР А, 22 КВТ	2 998,80 €	15	1	H5CN	18,74	1	
6SL3200-6AE24-5BH0	G120P-22/32B	Частотный преобразователь, FSD, IP20, ФИЛЬТР В, 22 КВТ	3 175,20 €	68	1	H5CN	37	1	
6SL3200-6AE26-0AH0	G120P-30/32A	Частотный преобразователь, FSD, IP20, ФИЛЬТР А, 30 КВТ	3 508,40 €	15	1	H5CN	18,82	1	
6SL3200-6AE26-0BH0	G120P-30/32B	Частотный преобразователь, FSD, IP20, ФИЛЬТР В, 30 КВТ	3 684,80 €	15	1	H5CN	34	1	
6SL3200-6AE27-5AH0	G120P-37/32A	Частотный преобразователь, FSE, IP20, ФИЛЬТР А, 37 КВТ	4 321,80 €	15	1	H5CN	24,56	1	
6SL3200-6AE27-5BH0	G120P-37/32B	Частотный преобразователь, FSE, IP20, ФИЛЬТР В, 37 КВТ	4 508,00 €	15	1	H5CN	45	1	
6SL3200-6AE28-8AH0	G120P-45/32A	Частотный преобразователь, FSE, IP20, ФИЛЬТР А, 45 КВТ	5 282,20 €	15	1	H5CN	24,5	1	
6SL3200-6AE28-8BH0	G120P-45/32B	Частотный преобразователь, FSE, IP20, ФИЛЬТР В, 45 КВТ	5 458,60 €	15	1	H5CN	44	1	
6SL3200-6AE31-1AH0	G120P-55/32A	Частотный преобразователь, FSD, IP20, ФИЛЬТР А, 55 КВТ	6 301,40 €	15	1	H5CN	62,5	1	
6SL3200-6AE31-1BH0	G120P-55/32B	Частотный преобразователь, FSF, IP20, ФИЛЬТР В, 55 КВТ	6 526,80 €	15	1	H5CN	70	1	
6SL3200-6AE31-4AH0	G120P-75/32A	Частотный преобразователь, FSF, IP20, ФИЛЬТР А, 75 КВТ	7 653,80 €	15	1	H5CN	64	1	
6SL3200-6AE31-4BH0	G120P-75/32B	Частотный преобразователь, FSF, IP20, ФИЛЬТР В, 75 КВТ	7 938,00 €	15	1	H5CN	67	1	
6SL3200-6AM12-2AH0	G120P-0.75/35A	Частотный преобразователь, FSA, IP55, ФИЛЬТР А, 0,75 КВТ	652,68 €	15	1	H5CN	6,64	1	
6SL3200-6AM12-2BH0	G120P-0.75/35B	Частотный преобразователь, FSA, IP55, ФИЛЬТР В, 0,75 КВТ	670,32 €	57	1	H5CN	6,84	1	
6SL3200-6AM13-1AH0	G120P-1.1/35A	Частотный преобразователь, FSA, IP55, ФИЛЬТР А, 1,1 КВТ	658,56 €	15	1	H5CN	6,6	1	
6SL3200-6AM13-1BH0	G120P-1.1/35B	Частотный преобразователь, FSA, IP55, ФИЛЬТР В, 1,1 КВТ	676,20 €	35	1	H5CN	6,84	1	
6SL3200-6AM14-1AH0	G120P-1.5/35A	Частотный преобразователь, FSA, IP55, ФИЛЬТР А, 1,5 КВТ	801,64 €	35	1	H5CN	6,7	1	
6SL3200-6AM14-1BH0	G120P-1.5/35B	Частотный преобразователь, FSA, IP55, ФИЛЬТР В, 1,5 КВТ	823,20 €	43	1	H5CN	6,74	1	
6SL3200-6AM15-8AH0	G120P-2.2/35A	Частотный преобразователь, FSA, IP55, ФИЛЬТР А, 2,2 КВТ	877,10 €	57	1	H5CN	6,64	1	
6SL3200-6AM15-8BH0	G120P-2.2/35B	Частотный преобразователь, FSA, IP55, ФИЛЬТР В, 2,2 КВТ	902,58 €	57	1	H5CN	6,88	1	
6SL3200-6AM17-7AH0	G120P-3/35A	Частотный преобразователь, FSA, IP55, ФИЛЬТР А, 3 КВТ	1 038,80 €	15	1	H5CN	6,78	1	
6SL3200-6AM17-7BH0	G120P-3/35B	Частотный преобразователь, FSA, IP55, ФИЛЬТР В, 3 КВТ	1 068,20 €	57	1	H5CN	6,76	1	
6SL3200-6AM21-0AH0	G120P-4/35A	Частотный преобразователь, FSB, IP55, ФИЛЬТР А, 4 КВТ	1 156,40 €	35	1	H5CN	9,02	1	
6SL3200-6AM21-0BH0	G120P-4/35B	Частотный преобразователь, FSB, IP55, ФИЛЬТР В, 4 КВТ	1 205,40 €	57	1	H5CN	8,1	1	
6SL3200-6AM21-3BH0	G120P-5.5/35B	Частотный преобразователь, FSB, IP55, ФИЛЬТР В, 5,5 КВТ	1 283,80 €	57	1	H5CN	9,2	1	
6SL3200-6AM21-8AH0	G120P-7.5/35A	Частотный преобразователь, FSB, IP55, ФИЛЬТР А, 7,5 КВТ	1 548,40 €	35	1	H5CN	9,17	1	
6SL3200-6AM21-8BH0	G120P-7.5/35B	Частотный преобразователь, FSB, IP55, ФИЛЬТР В, 7,5 КВТ	1 646,40 €	57	1	H5CN	9,3	1	
6SL3200-6AM22-6AH0	G120P-11/35A	Частотный преобразователь, FSC, IP55, ФИЛЬТР А, 11 КВТ	1 862,00 €	57	1	H5CN	12,9	1	
6SL3200-6AM22-6BH0	G120P-11/35B	Частотный преобразователь, FSC, IP55, ФИЛЬТР В, 11 КВТ	1 999,20 €	35	1	H5CN	12,98	1	
6SL3200-6AM23-2AH0	G120P-15/35A	Частотный преобразователь, FSC, IP55, ФИЛЬТР А, 15 КВТ	2 312,80 €	57	1	H5CN	12,72	1	
6SL3200-6AM23-2BH0	G120P-15/35B	Частотный преобразователь, FSC, IP55, ФИЛЬТР В, 15 КВТ	2 459,80 €	43	1	H5CN	13,34	1	
6SL3200-6AM23-8AH0	G120P-18.5/35A	Частотный преобразователь, FSC, IP55, ФИЛЬТР А, 18,5 КВТ	2 812,60 €	15	1	H5CN	12,72	1	
6SL3200-6AM23-8BH0	G120P-18.5/35B	Частотный преобразователь, FSD, IP55, ФИЛЬТР В, 18,5 КВТ	2 930,20 €	68	1	H5CN	45	1	
6SL3200-6AM24-5AH0	G120P-22/35A	Частотный преобразователь, FSD, IP55, ФИЛЬТР А, 22 КВТ	3 224,20 €	68	1	H5CN	46	1	
6SL3200-6AM24-5BH0	G120P-22/35B	Частотный преобразователь, FSD, IP55, ФИЛЬТР В, 22 КВТ	3 371,20 €	68	1	H5CN	46	1	
6SL3200-6AM26-0AH0	G120P-30/35A	Частотный преобразователь, FSD, IP55, ФИЛЬТР А, 30 КВТ	3 988,60 €	68	1	H5CN	44,84	1	
6SL3200-6AM26-0BH0	G120P-30/35B	Частотный преобразователь, FSD, IP55, ФИЛЬТР В, 30 КВТ	4 155,20 €	68	1	H5CN	46	1	
6SL3200-6AM27-5AH0	G120P-37/35A	Частотный преобразователь, FSE, IP55, ФИЛЬТР А, 37 КВТ	4 792,20 €	68	1	H5CN	52	1	
6SL3200-6AM27-5BH0	G120P-37/35B	Частотный преобразователь, FSE, IP55, ФИЛЬТР В, 37 КВТ	4 939,20 €	68	1	H5CN	51,46	1	
6SL3200-6AM28-8AH0	G120P-45/35A	Частотный преобразователь, FSE, IP55, ФИЛЬТР А, 45 КВТ	5 723,20 €	68	1	H5CN	52	1	
6SL3200-6AM28-8BH0	G120P-45/35B	Частотный преобразователь, FSE, IP55, ФИЛЬТР В, 45 КВТ	5 909,40 €	68	1	H5CN	52	1	
6SL3200-6AM31-1AH0	G120P-55/35A	Частотный преобразователь, FSF, IP55, ФИЛЬТР А, 55 КВТ	7 144,20 €	15	1	H5CN	88	1	
6SL3200-6AM31-1BH0	G120P-55/35B	Частотный преобразователь, FSF, IP55, ФИЛЬТР В, 55 КВТ	7 340,20 €	15	1	H5CN	88	1	
6SL3200-6AM31-4AH0	G120P-75/35A	Частотный преобразователь, FSF, IP55, ФИЛЬТР А, 75 КВТ	8 820,00 €	15	1	H5CN	89	1	
6SL3200-6AM31-4BH0	G120P-75/35B	Частотный преобразователь, FSF, IP55, ФИЛЬТР В, 75 КВТ	9 094,40 €	68	1	H5CN	89	1	
6SL3200-6AM31-7AH0	G120P-90/35A	Частотный преобразователь, FSF, IP55, ФИЛЬТР А, 90 КВТ	10 192,00 €	15	1	H5CN	87	1	
6SL3200-6AM31-7BH0	G120P-90/35B	Частотный преобразователь, FSF, IP55, ФИЛЬТР В, 90 КВТ	10 486,00 €	68	1	H5CN	88	1	
6SL3255-6AA00-4CA0	G120P-BOP-2	БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА BOP-2, IP55	44,20 €	68	1	H5CN	0,126	1	
6SL3255-6AA00-4JA2	G120P-IOP-2-BT	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА, IP20/IP55	179,34 €	15	1	H5CN	0,138	1	
6SL3255-6AA00-5AA0	G120P-SAM	Модуль для удаленного подключения	179,34 €	15	1	H5CN	0,122	1	
6SL3256-1BA00-4H80	G120P-IP55-PAN-EXT	Extension cable (10m) for G120P, PM230,	80,16 €	15	1	H5CN	0,489	1	
6SL3256-6AP00-0JA0	G120P-DOOR-KIT	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЮР ЛИБО BOP-2 НА ДВЕРЬ	35,28 €	15	1	H5CN	0,272	1	
6SL3256-6BA00-0AA0	G120P-BCOVER	ЗАГЛУШКА ДЛЯ КОРПУСА (КРЫШКА), IP55	23,23 €	15	1	H5CN	0,078	1	
S55529-E100	CU230P-2-BT	Variable Speed Drive G120P, CU230P-2, Co	343,98 €	15	1	H5CN	0,898	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
/									
L55693-L167-A100	POL0L6.70/STD	POL0L6.70/STD Climatix IC дополнительный набор	279,00 €	16	1	H5CY	0,001	1	
P55693-L121-A100	POL0L2.01/STD	Кредиты Climatix IC для контроллеров Climatix	1,19 €	16	1	H5CY		1	
S55803-Y173-A100	POL90C.30/STD	Teltonika 4G роутер	417,00 €	15	1	H5CY	0,368	1	
Датчики (Symaro)									
Датчики (Symaro) / Датчики температуры									
BPZ:AQB2000	AQB2000	УСТАНОВОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ Датчика ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	17,01 €	15	1	H5DE	0,076	5	
BPZ:FK-PZ1	FK-PZ1	ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ТРУБКА ДЛЯ БЫСТРОЙ, ПРОСТОЙ И ГЕРМЕТИЧНОЙ УСТАНОВКИ	18,00 €	15	1	H5DE	0,027	5	
BPZ:FK-PZ2	FK-PZ2	ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ТРУБКА ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	79,02 €	15	1	H5DE	0,05	5	
BPZ:FK-PZ3	FK-PZ3	ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ТРУБКА ДЛЯ БЫСТРОЙ И ПРОСТОЙ	12,42 €	15	1	H5DE	0,054	5	
BPZ:FK-TP/200	FK-TP/200	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУХОВОДЕ RT100, ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР	310,50 €	15	1	H5DE	0,46	5	
BPZ:QAM2110.040	QAM2110.040	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУХОВОДЕ 40 CM RT100	54,36 €	15	1	H5DE	0,171	5	
BPZ:QAM2112.040	QAM2112.040	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУХОВОДЕ 40 CM RT1000	54,36 €	15	1	H5DE	0,167	5	
BPZ:QAM2112.200	QAM2112.200	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУХОВОДЕ 2 M RT 1000	117,00 €	15	1	H5DE	0,313	5	
BPZ:QAM2120.040	QAM2120.040	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУХОВОДЕ 40 CM LG-NI 1000	61,65 €	15	1	H5DE	0,158	5	
BPZ:QAM2120.200	QAM2120.200	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУХОВОДЕ 2 M LG-NI 1000	116,10 €	15	1	H5DE	0,304	5	
BPZ:QAM2120.600	QAM2120.600	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУХОВОДЕ 6 M LG-NI 1000	179,10 €	15	1	H5DE	0,528	5	
BPZ:QAM2130.040	QAM2130.040	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУХОВОДЕ 40 CM, NTC 10K	49,50 €	24	1	H5DE	0,166	5	
BPZ:QAM2161.040	QAM2161.040	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУХОВОДЕ 40 CM, 0...10 B	131,40 €	15	1	H5DE	0,202	5	
BPZ:QAM2171.040	QAM2171.040	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУХОВОДЕ 40 CM 4...20 MA	131,40 €	15	1	H5DE	0,198	5	
BPZ:QBM81-10	QBM81-10	ПРЕССОСТАТ, 100...1000 ПА	58,05 €	15	1	H5DE	0,235	5	
BPZ:QBM81-3	QBM81-3	ПРЕССОСТАТ, 20...300 ПА	58,05 €	15	1	H5DE	0,233	5	
BPZ:QBM81-5	QBM81-5	ПРЕССОСТАТ, 50...500 ПА	58,05 €	15	1	H5DE	0,234	5	
BPZ:QFM2100	QFM2100	Датчик влажности канальный (DC 0...10 B)	185,40 €	15	1	H5DE	0,205	5	
BPZ:QFM2101	QFM2101	Датчик влажности канальный (DC 4...20 MA)	185,40 €	15	1	H5DE	0,193	5	
BPZ:QFM2120	QFM2120	Датчик влажности канальный (0...10 B) И ТЕМПЕРАТУРЫ (NI1000)	205,20 €	15	1	H5DE	0,213	5	
BPZ:QFM2160	QFM2160	Датчик влажности канальный (DC 0...10 B) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...10 B)	194,40 €	15	1	H5DE	0,197	5	
BPZ:QFM2160U	QFM2160U	Канальный датчик влажности и температуры	146,70 €	15	1	H5DE	0,186	5	
BPZ:QFM2171	QFM2171	Датчик влажности канальный (DC 4...20 MA) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...20 MA)	194,40 €	15	1	H5DE	0,203	5	
BPZ:QFM3100	QFM3100	Датчик влажности канальный (DC 0...10 B)	273,60 €	24	1	H5DE	0,228	5	
BPZ:QFM3101	QFM3101	Датчик влажности канальный (DC 4...20 MA)	273,60 €	15	1	H5DE	0,218	5	
BPZ:QFM3160	QFM3160	Датчик влажности канальный (DC 0...10 B) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...10 B)	288,90 €	15	1	H5DE	0,223	5	
BPZ:QFM3160D	QFM3160D	Датчик влажности канальный (DC 0...10 B) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...10 B)	333,00 €	15	1	H5DE	0,242	5	
BPZ:QFM3171	QFM3171	Датчик влажности канальный (DC 4...20 MA) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...20 MA)	288,90 €	15	1	H5DE	0,227	5	
BPZ:QFM3171D	QFM3171D	Датчик влажности канальный и температуры С ДИСПЛЕЕМ, 4 .. 20 МА	333,00 €	15	1	H5DE	0,249	5	
BPZ:QFM4160	QFM4160	Датчик влажности канальный (DC 0...10 B) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...10 B) С КАЛИБРОВОЧНЫМ СЕРТИФИКАТОМ	792,00 €	78	1	H5DE	0,255	5	
BPZ:QFM4171	QFM4171	Датчик влажности канальный (DC 4...20 MA) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...20 MA) С КАЛИБРОВОЧНЫМ СЕРТИФИКАТОМ	792,00 €	78	1	H5DE	0,255	5	
BPZ:QFM81.2	QFM81.2	ГИГРОСТАТ КАНАЛЬНЫЙ	171,00 €	29	1	H5DE	0,429	5	
BPZ:QFM81.21	QFM81.21	ГИГРОСТАТ КАНАЛЬНЫЙ	225,90 €	15	1	H5DE	0,459	5	
BPZ:QPM2100	QPM2100	Датчик качества воздуха канальный CO2	459,90 €	15	1	H5DE	0,257	5	
BPZ:QPM2102	QPM2102	Датчик качества воздуха канальный CO2+VOC	562,50 €	15	1	H5DE	0,258	5	
BPZ:QPM2102D	QPM2102D	Датчик качества воздуха канальный CO2+VOC	612,90 €	15	1	H5DE	0,27	5	
BPZ:QPM2160	QPM2160	Датчик качества воздуха канальный CO2+ТЕМПЕРАТУРА	509,40 €	15	1	H5DE	0,263	5	
BPZ:QPM2160D	QPM2160D	Датчик качества воздуха канальный CO2+ТЕМПЕРАТУРА	605,70 €	15	1	H5DE	0,272	5	
BPZ:QPM2162	QPM2162	Датчик качества воздуха канальный CO2+ТЕМПЕРАТУРА+ОТН. ВЛАЖНОСТЬ	594,90 €	15	1	H5DE	0,261	5	
BPZ:QPM2162D	QPM2162D	Датчик качества воздуха канальный CO2+ТЕМПЕРАТУРА+ОТН. ВЛАЖНОСТЬ	646,20 €	15	1	H5DE	0,281	5	
S55720-S118	QBM3460-3	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ VAV-СИСТЕМ	319,50 €	15	1	H5DE	0,612	5	
S55720-S123	QPM1100	Датчик качества воздуха канальный VOC	237,60 €	15	1	H5DE	0,252	5	
S55720-S124	QPM2180	Датчик качества воздуха канальный CO₂>+₂+ ТЕМПЕРАТУРЫ	526,50 €	15	1	H5DE	0,262	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55720-S125	QBM81-20	Датчик-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 200...2000 ПА	58,05 €	15	1	H5DE	0,236	5	
S55720-S126	QBM81-50	Датчик-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 500...5000 ПА	58,05 €	15	1	H5DE	0,235	5	
S55720-S233	QBM3020-1U	КАНАЛЬНЫЙ Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, -50...50 ПА	261,00 €	15	1	H5DE	0,213	5	
S55720-S234	QBM3020-1	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ, 0...100 ПА	225,00 €	15	1	H5DE	0,221	5	
S55720-S235	QBM3020-3	КАНАЛЬНЫЙ Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 0...300 ПА	225,00 €	15	1	H5DE	0,218	5	
S55720-S236	QBM3020-5	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 0...10 V DC, 0...500 PA	225,00 €	15	1	H5DE	0,221	5	
S55720-S237	QBM3020-10	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 0...10 V DC, 0...1000 PA	225,00 €	15	1	H5DE	0,225	5	
S55720-S238	QBM3020-25	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 0...10 V DC, 0...2500 PA	225,00 €	15	1	H5DE	0,213	5	
S55720-S239	QBM3020-1D	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 0...10 V DC, 0...100 PA	275,40 €	15	1	H5DE	0,231	5	
S55720-S240	QBM3020-3D	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 0...10 V DC, 0...300 PA	275,40 €	15	1	H5DE	0,223	5	
S55720-S241	QBM3020-5D	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 0...10 V DC, 0...500 PA	275,40 €	15	1	H5DE	0,226	5	
S55720-S242	QBM3020-10D	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 0...10 V DC, 0...1000 PA	275,40 €	15	1	H5DE	0,234	5	
S55720-S243	QBM3020-25D	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 0...10 V DC, 0...2500 PA	275,40 €	15	1	H5DE	0,233	5	
S55720-S244	QBM2030-1U	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ-50...50 PA, -100...100 PA, 0...100 PA	155,70 €	15	1	H5DE	0,222	5	
S55720-S245	QBM2030-5	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ 0...200 PA, 0...250 PA, 0...500 PA	155,70 €	15	1	H5DE	0,223	5	
S55720-S246	QBM2030-30	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ 0...1000 PA, 0...1500 PA, 0...3000 PA	155,70 €	15	1	H5DE	0,222	5	
S55720-S247	QBM4000-1	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	572,40 €	30	1	H5DE	0,271	5	
S55720-S248	QBM4000-3	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ QBM4000-1, 0...10 V DC, 0...300 PA	572,40 €	30	1	H5DE	0,267	5	
S55720-S249	QBM4000-10	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	572,40 €	30	1	H5DE	0,272	5	
S55720-S250	QBM4000-25	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ QBM4000-25, 0...10 V DC, 0...2500	572,40 €	35	1	H5DE	0,27	5	
S55720-S251	QBM4100-1U	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	666,00 €	30	1	H5DE	0,272	5	
S55720-S252	QBM4100-1D	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	751,50 €	30	1	H5DE	0,287	5	
S55720-S442	QBM3120-1U	дифференциальный датчик давления	261,00 €	15	1	H5DE	0,219	5	
S55720-S443	QBM3120-1	дифференциальный датчик давления	225,00 €	15	1	H5DE	0,213	5	
S55720-S444	QBM3120-3	дифференциальный датчик давления	225,00 €	15	1	H5DE	0,21	5	
S55720-S445	QBM3120-5	дифференциальный датчик давления	225,00 €	15	1	H5DE	0,211	5	
S55720-S446	QBM3120-10	дифференциальный датчик давления	225,00 €	15	1	H5DE	0,222	5	
S55720-S447	QBM3120-25	дифференциальный датчик давления	225,00 €	15	1	H5DE	0,225	5	
S55720-S448	QBM3120-1D	дифференциальный датчик давления	275,40 €	15	1	H5DE	0,231	5	
S55720-S449	QBM3120-3D	дифференциальный датчик давления	275,40 €	15	1	H5DE	0,226	5	
S55720-S450	QBM3120-5D	дифференциальный датчик давления	275,40 €	15	1	H5DE	0,225	5	
S55720-S451	QBM3120-10D	дифференциальный датчик давления	275,40 €	15	1	H5DE	0,238	5	
S55720-S452	QBM3120-25D	дифференциальный датчик давления	275,40 €	15	1	H5DE	0,237	5	
S55720-S455	QPM1104	Датчик качества воздуха канальный CO2 / 0-10 V	297,00 €	15	1	H5DE	0,254	5	
S55720-S456	QPM1164	Датчик качества воздуха канальный CO2/T / 0-10 V	351,00 €	15	1	H5DE	0,255	5	
S55720-S466	QAM2151.040/MO	Датчик температуры канальный с Modbus RTU	145,80 €	15	1	H5DE	0,214	5	
S55720-S467	QFM2150/MO	Датчик влажности канальный с Modbus RTU	209,70 €	15	1	H5DE	0,211	5	
S55720-S468	QFM3150/MO	Канальный датчик влажности и температуры с Modbus RTU	310,50 €	15	1	H5DE	0,235	5	
S55720-S469	QPM2102/MO	Датчик CO2 и VOC канальный с Modbus RTU	604,80 €	15	1	H5DE	0,264	5	
S55720-S470	QPM2150/MO	Датчик CO2 и температуры с Modbus RTU	546,30 €	15	1	H5DE	0,268	5	
S55720-S471	QPM2152/MO	Датчик температуры влажности и CO2 с Modbus RTU	637,20 €	15	1	H5DE	0,267	5	
S55720-S485	QBM3700-13/MO	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	243,00 €	15	1	H5DE	1,303	5	
S55720-S486	QBM3700-25/MO	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	243,00 €	15	1	H5DE	1,303	5	
S55720-S487	QBM3700-5/MO	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	243,00 €	15	1	H5DE	1,303	5	
Датчики (Symaro) / Датчики давления									
BP2:421314160	421314160	ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ монтажные В ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЕ	4,16 €	16	5	H5DE	0,001	5	
BP2:AQB21.2	AQB21.2	МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН (5 ШТУК) монтажные НА DIN-РЕЙКУ	25,29 €	15	1	H5DE	0,072	5	
BP2:AEQ2102	AEQ2102	ОБЖИМНОЙ ФИТИНГ С РЕЗЬБОВЫМ НИППЕЛЕМ ½"	78,03 €	15	1	H5DE	0,066	5	
BP2:FT-PZ1	FT-PZ1	РЕЗЬБОВОЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ Датчика ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, РЕЗЬБА ½"	41,94 €	15	1	H5DE	0,069	5	
BP2:FT-TP/100	FT-TP/100	Датчик температуры погружной 100 мм, PT100, ПРЯМОЕ ПОГРУЖЕНИЕ	272,70 €	15	1	H5DE	0,424	5	
BP2:FT-TP/400	FT-TP/400	Датчик температуры погружной 40 CM, PT100, ПРЯМОЕ ПОГРУЖЕНИЕ	339,30 €	15	1	H5DE	0,521	5	
BP2:QAE1020.024	QAE1020.024	Датчик температуры погружной 240 мм LG-NI 1000, ПВХ	68,85 €	35	100	H5DE	0,133	5	
BP2:QAE2111.010	QAE2111.010	Датчик температуры погружной 100 мм PT100 БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЫ	46,44 €	15	1	H5DE	0,128	5	
BP2:QAE2111.015	QAE2111.015	Датчик температуры погружной 150 мм PT100 БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЫ	48,78 €	15	1	H5DE	0,135	5	
BP2:QAE2112.010	QAE2112.010	Датчик температуры погружной 100 мм PT1000 БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЫ	46,44 €	15	1	H5DE	0,136	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:QAE2112.015	QAE2112.015	Датчик температуры погружной 150 мм RT1000 БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЫ	48,78 €	15	1	H5DE	0,142	5	
BPZ:QAE2120.010	QAE2120.010	Датчик температуры погружной 100 мм LG-NI 1000 С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ	65,79 €	15	1	H5DE	0,209	5	
BPZ:QAE2120.015	QAE2120.015	Датчик температуры погружной 150 мм LG-NI 1000 С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ	69,30 €	15	1	H5DE	0,229	5	
BPZ:QAE2121.010	QAE2121.010	Датчик температуры погружной 100 мм LG-NI 1000 БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЫ	52,47 €	15	1	H5DE	0,129	5	
BPZ:QAE2121.015	QAE2121.015	Датчик температуры погружной 150 мм LG-NI1000 БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЫ	55,80 €	15	1	H5DE	0,134	5	
BPZ:QAE2130.010	QAE2130.010	Датчик температуры погружной 100 мм NTC 10K БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЫ	42,12 €	15	1	H5DE	0,136	5	
BPZ:QAE2130.015	QAE2130.015	Датчик температуры погружной 150 мм NTC 10K БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЫ	44,28 €	15	1	H5DE	0,133	5	
BPZ:QAE2164.010	QAE2164.010	Датчик температуры погружной 100 мм 0..10 В	127,80 €	15	1	H5DE	0,163	5	
BPZ:QAE2164.015	QAE2164.015	Датчик температуры погружной 15 CM 0..10 В	134,10 €	15	1	H5DE	0,168	5	
BPZ:QAE2174.010	QAE2174.010	Датчик температуры погружной 100 мм 4..20 МА	127,80 €	15	1	H5DE	0,164	5	
BPZ:QAE2174.015	QAE2174.015	Датчик температуры погружной 15 CM 4..20 МА	134,10 €	35	1	H5DE	0,171	5	
BPZ:QAE26.9	QAE26.9	Датчик температуры погружной Ø 6 мм С КАБЕЛЕМ И ФИТИНГОМ	76,23 €	15	1	H5DE	0,159	5	
BPZ:QAE26.90	QAE26.90	Датчик температуры погружной 4 X 65 мм, LG-NI1000, -50...180°C	56,88 €	15	1	H5DE	0,126	5	
BPZ:QAE26.91	QAE26.91	Датчик температуры погружной 4 X 125 мм, LG-NI1000, -	58,32 €	15	1	H5DE	0,128	5	
BPZ:QAE26.93	QAE26.93	Датчик температуры погружной 4 X 240 мм, LG-NI1000, -	59,67 €	15	1	H5DE	0,131	5	
BPZ:QAE26.95	QAE26.95	Датчик температуры погружной 4 X 465 мм, LG-NI1000, -	76,23 €	15	1	H5DE	0,174	5	
BPZ:QAE3010.010	QAE3010.010	Датчик температуры погружной 100 мм RT100, ПРЯМОЕ ПОГРУЖЕНИЕ	168,30 €	15	1	H5DE	0,495	5	
BPZ:QAE3010.016	QAE3010.016	Датчик температуры погружной 16 CM RT100, ПРЯМОЕ ПОГРУЖЕНИЕ	174,60 €	15	1	H5DE	0,535	5	
BPZ:QAE3075.010	QAE3075.010	Датчик температуры погружной 100 мм, DC 4...20 МА, ПРЯМОЕ ПОГРУЖЕНИЕ	355,50 €	15	1	H5DE	0,508	5	
BPZ:QAE3075.016	QAE3075.016	Датчик температуры погружной 16 CM, DC 4...20 МА, ПРЯМОЕ ПОГРУЖЕНИЕ	372,60 €	15	1	H5DE	0,538	5	
BPZ:QBE61.3-DP10	QBE61.3-DP10	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 0...10	780,30 €	15	1	H5DE	1,618	5	
BPZ:QBE61.3-DP2	QBE61.3-DP2	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 0...2 БАР	780,30 €	15	1	H5DE	1,611	5	
BPZ:QBE61.3-DP5	QBE61.3-DP5	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 0...5 БАР	780,30 €	15	1	H5DE	1,61	5	
BPZ:QBE63-DP01	QBE63-DP01	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 0...10	575,10 €	15	1	H5DE	1,003	5	
BPZ:QBE63-DP02	QBE63-DP02	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 0...20	575,10 €	15	1	H5DE	1,006	5	
BPZ:QBE63-DP05	QBE63-DP05	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 0...50	575,10 €	15	1	H5DE	1,098	5	
BPZ:QBE63-DP1	QBE63-DP1	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 0...100 КПА	575,10 €	15	1	H5DE	1,091	5	
BPZ:QVE1900	QVE1900	РЕЛЕ ПРОТОКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ	139,50 €	15	1	H5DE	0,712	5	
BPZ:QVE1901	QVE1901	РЕЛЕ ПРОТОКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ	111,60 €	15	1	H5DE	0,354	5	
S55720-S117	AQB2002	КОМПЛЕКТ монтажные QBE63../64..	177,30 €	15	1	H5DE	0,424	5	
S55720-S173	QBE3000-D1	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 0...10 V, 0...1 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,662	5	
S55720-S174	QBE3000-D1.6	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 0...10 V, 0...1,6 Bar	493,20 €	28	1	H5DE	0,666	5	
S55720-S175	QBE3000-D2.5	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 0...10 V, 0...2,5 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,664	5	
S55720-S176	QBE3000-D4	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 0...10 V, 0...4 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,656	5	
S55720-S177	QBE3000-D10	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 0...10 V, 0...10 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,648	5	
S55720-S178	QBE3000-D16	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 0...10 V, 0...16 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,656	5	
S55720-S179	QBE3100-D1	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 4...20 mA, 0...1 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,663	5	
S55720-S180	QBE3100-D1.6	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 4...20 mA, 0...1,6 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,65	5	
S55720-S181	QBE3100-D2.5	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 4...20 mA, 0...2,5 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,647	5	
S55720-S182	QBE3100-D4	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 4...20 mA, 0...4 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,649	5	
S55720-S183	QBE3100-D10	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 4...20 mA, 0...10 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,654	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55720-S184	QBE3100-D16	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 4...20 мА, 0...16 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,651	5	
S55720-S186	QBE3000-D6	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 0...10 В, 0...6 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,65	5	
S55720-S187	QBE3100-D6	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, 4...20 мА, 0...6 Bar	493,20 €	15	1	H5DE	0,665	5	
S55720-S189	QVE2000.010	Датчик ПРОТОКА	152,10 €	25	1	H5DE	0,176	5	
S55720-S190	QVE2000.015	Датчик ПРОТОКА	152,10 €	15	1	H5DE	0,207	5	
S55720-S191	QVE2000.020	Датчик ПРОТОКА	158,40 €	15	1	H5DE	0,226	5	
S55720-S192	QVE2000.025	Датчик ПРОТОКА	166,50 €	15	1	H5DE	0,234	5	
S55720-S193	QVE2100.010	Датчик ПРОТОКА	152,10 €	25	1	H5DE	0,199	5	
S55720-S194	QVE2100.015	Датчик ПРОТОКА	152,10 €	25	1	H5DE	0,18	5	
S55720-S195	QVE2100.020	Датчик ПРОТОКА	158,40 €	25	1	H5DE	0,228	5	
S55720-S196	QVE2100.025	Датчик ПРОТОКА	166,50 €	25	1	H5DE	0,257	5	
S55720-S199	QVE1902.010	Датчик потока	109,80 €	15	1	H5DE	0,329	5	
S55720-S200	QVE1902.015	РЕЛЕ ПРОТОКА	109,80 €	15	1	H5DE	0,297	5	
S55720-S201	QVE1902.020	РЕЛЕ ПРОТОКА	110,70 €	15	1	H5DE	0,314	5	
S55720-S202	QVE1902.025	РЕЛЕ ПРОТОКА	113,40 €	15	1	H5DE	0,39	5	
S55720-S211	QVE3000.010	Датчик ПРОТОКА	295,20 €	25	1	H5DE	0,363	5	
S55720-S212	QVE3000.015	Датчик ПРОТОКА	295,20 €	25	1	H5DE	0,408	5	
S55720-S213	QVE3000.020	Датчик ПРОТОКА	306,90 €	25	1	H5DE	0,493	5	
S55720-S214	QVE3000.025	Датчик ПРОТОКА	350,10 €	25	1	H5DE	0,668	5	
S55720-S215	QVE3100.010	Датчик ПРОТОКА	295,20 €	25	1	H5DE	0,385	5	
S55720-S216	QVE3100.015	Датчик ПРОТОКА	295,20 €	25	1	H5DE	0,408	5	
S55720-S217	QVE3100.020	Датчик ПРОТОКА	306,90 €	25	1	H5DE	0,468	5	
S55720-S218	QVE3100.025	Датчик ПРОТОКА	350,10 €	25	1	H5DE	0,642	5	
S55720-S220	QBE3100UD25	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	507,60 €	25	1	H5DE	0,666	5	
S55720-S221	QBE3100UD50	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	507,60 €	15	1	H5DE	0,668	5	
S55720-S222	QBE3100UD100	Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	507,60 €	15	1	H5DE	0,677	5	
S55720-S290	QBE2003-P1	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P1, DC 0...10 В, 0...1 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,171	5	
S55720-S291	QBE2003-P1.6	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P1.6, DC 0...10 В, 0...1.6 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,175	5	
S55720-S292	QBE2003-P2.5	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P2.5, DC 0...10 В, 0...2.5 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,175	5	
S55720-S293	QBE2003-P4	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P4, DC 0...10 В, 0...4 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,167	5	
S55720-S294	QBE2003-P6	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P6, DC 0...10 В, 0...6 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,167	5	
S55720-S295	QBE2003-P10	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P10, DC 0...10 В, 0...10 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,168	5	
S55720-S296	QBE2003-P16	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P16, DC 0...10 В, 0...16 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,181	5	
S55720-S297	QBE2003-P25	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P25, DC 0...10 В, 0...25 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,167	5	
S55720-S298	QBE2003-P40	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P40, DC 0...10 В, 0...40 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,175	5	
S55720-S299	QBE2003-P60	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P60, DC 0...10 В, 0...60 BAR	234,00 €	25	1	H5DE	0,166	5	
S55720-S300	QBE2103-P1	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P1, DC 4...20 МА, 0...1 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,172	5	
S55720-S301	QBE2103-P1.6	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P1.6, DC 4...20 МА, 0...1.6 BAR	234,00 €	25	1	H5DE	0,166	5	
S55720-S302	QBE2103-P2.5	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P2.5, DC 4...20 МА, 0...2.5 BAR	234,00 €	25	1	H5DE	0,165	5	
S55720-S303	QBE2103-P4	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P4, DC 4...20 МА, 0...4 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,173	5	
S55720-S304	QBE2103-P6	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P6, DC 4...20 МА, 0...6 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,168	5	
S55720-S305	QBE2103-P10	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P10, DC 4...20 МА, 0...10 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,183	5	
S55720-S306	QBE2103-P16	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P16, DC 4...20 МА, 0...16 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,168	5	
S55720-S307	QBE2103-P25	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P25, DC 4...20 МА, 0...25 BAR	234,00 €	15	1	H5DE	0,178	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55720-S308	QBE2103-P40	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P40, DC 4...20 МА, 0...40 БАР	234,00 €	25	1	H5DE	0,167	5	
S55720-S309	QBE2103-P60	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ QBE2003-P60, DC 4...20 МА, 0...60 БАР	234,00 €	25	1	H5DE	0,166	5	
S55720-S310	QBE2004-P10U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ХЛАДОГЕНТОВ QBE2004-P10U, DC 0...10 В, -1...9 БАР	193,50 €	15	1	H5DE	0,2	5	
S55720-S311	QBE2004-P25U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ХЛАДОГЕНТОВ QBE2004-P25U, DC 0...10 В, -1...24 БАР	193,50 €	15	1	H5DE	0,201	5	
S55720-S312	QBE2004-P30U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ХЛАДОГЕНТОВ QBE2004-P30U, DC 0...10 В, -1...29 БАР	193,50 €	15	1	H5DE	0,198	5	
S55720-S313	QBE2004-P60U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ХЛАДОГЕНТОВ QBE2004-P60U, DC 0...10 В, -1...59 БАР	193,50 €	15	1	H5DE	0,208	5	
S55720-S314	QBE2104-P10U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ХЛАДОГЕНТОВ QBE2104-P10U, DC 4...20 МА, -1...9 БАР	193,50 €	15	1	H5DE	0,192	5	
S55720-S315	QBE2104-P25U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ХЛАДОГЕНТОВ QBE2104-P25U, DC 4...20 МА, -1...24 БАР	193,50 €	15	1	H5DE	0,195	5	
S55720-S316	QBE2104-P30U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ХЛАДОГЕНТОВ QBE2104-P30U, DC 4...20 МА, -1...29 БАР	193,50 €	15	1	H5DE	0,193	5	
S55720-S317	QBE2104-P60U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ХЛАДОГЕНТОВ QBE2104-P60U, DC 4...20 МА, -1...59 БАР	193,50 €	25	1	H5DE	0,194	5	
S55720-S318	AQB2004	Монтажный кронштейн для QBE2x03...	19,17 €	15	1	H5DE	0,032	5	
S55720-S465	QAE2154.010/MO	Датчик температуры погружной с Modbus RTU	141,30 €	15	1	H5DE	0,185	5	
S55720-S517	QAE2115.010	Погружной датчик температуры, Pt1000	51,12 €	15	1	H5DE		1	
S55720-S518	QAE2115.015	Погружной датчик температуры, Pt1000	53,64 €	78	1	H5DE		1	
Датчики (Symaro) / Датчики влажности									
BP2:QAD2010	QAD2010	Датчик температуры накладной PT100	25,65 €	15	1	H5DE	0,079	5	
BP2:QAD2012	QAD2012	Датчик температуры накладной PT1000	25,65 €	15	1	H5DE	0,086	5	
BP2:QAD2030	QAD2030	Датчик температуры накладной NTC10K	24,03 €	15	1	H5DE	0,086	5	
BP2:QAD22	QAD22	Датчик температуры накладной LG-NI 1000	32,85 €	15	1	H5DE	0,078	5	
BP2:QAD26.220	QAD26.220	Датчик температуры накладной LG-NI 1000 С КАБЕЛЕМ	34,38 €	15	1	H5DE	0,047	5	
S55770-T375	QXA2100	Датчик ТОЧКИ РОСЫ, УДАЛЁННЫЙ, АС 230 V	100,80 €	15	1	H5DE	0,117	5	
S55770-T376	QXA2101	Датчик ТОЧКИ РОСЫ, УДАЛЁННЫЙ, АС 230 V	126,00 €	15	1	H5DE	0,181	5	
Датчики (Symaro) / Датчики качества воздуха									
BP2:ARG22.1	ARG22.1	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ QAR..	2,81 €	15	10	H5DE	0,003	5	
BP2:ARG22.2	ARG22.2	АЛЮМИНЕВАЯ ШТАНГА ДЛЯ QAR..	17,10 €	15	5	H5DE	0,005	5	
BP2:ARG86.3	ARG86.3	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ QAN11..	1,12 €	15	10	H5DE	0,045	5	
BP2:FGT-PT1000	FGT-PT1000	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ PT1000	396,00 €	15	1	H5DE	0,253	5	
BP2:QAN11.1	QAN11.1	КАБЕЛЬНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ ПВХ 2.5 М, NTC 3 КΩ БЕЗ КОННЕКТОРОВ	16,20 €	15	10	H5DE	0,107	5	
BP2:QAP1030.200	QAP1030.200	КАБЕЛЬНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ ПВХ 2 М, NTC 10K	15,30 €	15	1	H5DE	0,069	5	
BP2:QAP2010.150	QAP2010.150	СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ 1.5 М, PT100	29,70 €	15	1	H5DE	0,057	5	
BP2:QAP2012.150	QAP2012.150	СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ 1.5 М,	29,70 €	15	1	H5DE	0,057	5	
BP2:QAP21.2	QAP21.2	КАБЕЛЬНЫЙ Датчик ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР (180°C)	51,30 €	15	1	H5DE	0,061	5	
BP2:QAP21.3	QAP21.3	СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ 1.5 М, LG-NI1000	40,23 €	15	1	H5DE	0,056	5	
BP2:QAP21.3/8000	QAP21.3/8000	СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ 8 М, LG-	62,28 €	15	1	H5DE	0,26	5	
BP2:QAP22	QAP22	КАБЕЛЬНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ ПВХ 2 М, LG-NI1000	18,27 €	15	1	H5DE	0,069	5	
BP2:QAT22	QAT22	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ОКНА	120,60 €	15	1	H5DE	0,039	5	
BP2:QAZ21.682/101	QAZ21.682/101	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ С СИЛИКОНОВЫМ КАБЕЛЕМ 2 М, LG-NI	49,50 €	15	1	H5DE	0,079	5	
BP2:QAZ21.685/101	QAZ21.685/101	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ С СИЛИКОНОВЫМ КАБЕЛЕМ 5 М, LG-NI 1000 (-50°C ..)	80,10 €	40	100	H5DE	0,159	5	
S55720-S289	QAP1030/UFH	КАБЕЛЬНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ	18,00 €	15	1	H5DE	0,144	1	
Датчики (Symaro) /									
BP2:AQF3100	AQF3100	ЭКРАН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	156,60 €	15	1	H5DE	0,233	5	
BP2:QAC2010	QAC2010	Датчик температуры наружный PT100	20,97 €	15	1	H5DE	0,096	5	
BP2:QAC2012	QAC2012	Датчик температуры наружный PT1000	20,97 €	15	1	H5DE	0,102	5	
BP2:QAC2030	QAC2030	Датчик температуры наружный NTC10K	17,55 €	35	1	H5DE	0,101	5	
BP2:QAC22	QAC22	Датчик температуры наружный LG-NI 1000	28,35 €	15	1	H5DE	0,095	5	
BP2:QAC3161	QAC3161	Датчик температуры комнатный / НАРУЖНЫЙ DC 0...10 V	100,80 €	15	1	H5DE	0,14	5	
BP2:QAC3171	QAC3171	Датчик температуры комнатный / НАРУЖНЫЙ HQ 4...20МА	100,80 €	15	1	H5DE	0,137	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:QAC32	QAC32	Датчик температуры наружный NTC 575Ω	41,40 €	15	1	H5DE	0,092	5	
BPZ:QLS60	QLS60	Датчик СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	502,20 €	15	1	H5DE	0,17	5	
Датчики (Symaro) /									
BPZ:QAA2010	QAA2010	Датчик температуры комнатный RT100	28,53 €	15	1	H5DE	0,104	5	
BPZ:QAA2012	QAA2012	Датчик температуры комнатный RT1000	28,53 €	15	1	H5DE	0,109	5	
BPZ:QAA2030	QAA2030	Датчик температуры комнатный NTC10K	25,65 €	15	1	H5DE	0,108	5	
BPZ:QAA2061	QAA2061	Датчик температуры комнатный 0...10 В	96,30 €	15	1	H5DE	0,129	5	
BPZ:QAA2061D	QAA2061D	Датчик температуры комнатный 0...10 В	162,00 €	15	1	H5DE	0,139	5	
BPZ:QAA2071	QAA2071	Датчик температуры комнатный 4...20МА	96,30 €	15	1	H5DE	0,124	5	
BPZ:QAA24	QAA24	Датчик температуры комнатный LG-NI 1000	35,28 €	15	1	H5DE	0,108	5	
BPZ:QAA25	QAA25	Модуль комнатный С ДатчикОМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАДатчикОМ УСТАВКИ	80,10 €	15	1	H5DE	0,123	5	
BPZ:QAA26	QAA26	Модуль комнатный С ДатчикОМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАДатчикОМ УСТАВКИ 5...30 °С	80,10 €	15	1	H5DE	0,123	5	
BPZ:QAA27	QAA27	Модуль комнатный С ДатчикОМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАДатчикОМ УСТАВКИ	80,10 €	15	1	H5DE	0,124	5	
BPZ:QAA32	QAA32	Датчик температуры комнатный NTC 3 КОМ	16,20 €	15	1	H5DE	0,151	5	
BPZ:QAA64	QAA64	Датчик температуры комнатный LG-NI 1000 монтажные НА ПЛОСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ	108,00 €	15	1	H5DE	0,065	5	
BPZ:QFA1000	QFA1000	КОМНАТНЫЙ ГИГРОСТАТ	69,75 €	15	1	H5DE	0,105	5	
BPZ:QFA1001	QFA1001	КОМНАТНЫЙ ГИГРОСТАТ	70,92 €	15	1	H5DE	0,11	5	
BPZ:QFA2000	QFA2000	Датчик влажности комнатный (DC 0...10 В)	176,40 €	15	1	H5DE	0,13	5	
BPZ:QFA2020	QFA2020	Датчик влажности комнатный (DC 0...10 В) И ТЕМПЕРАТУРЫ (LG-NI1000)	180,90 €	15	1	H5DE	0,128	5	
BPZ:QFA2060	QFA2060	Датчик влажности комнатный (DC 0...10 В) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...10 В)	186,30 €	24	1	H5DE	0,129	5	
BPZ:QFA2060D	QFA2060D	Датчик влажности комнатный (DC 0...10 В) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...10 В) С ДИСПЛЕЕМ	229,50 €	15	1	H5DE	0,141	5	
BPZ:QFA3100	QFA3100	Датчик влажности комнатный (DC 0...10 В)	273,60 €	15	1	H5DE	0,158	5	
BPZ:QFA3101	QFA3101	Датчик влажности комнатный (4...20 МА)	273,60 €	15	1	H5DE	0,157	5	
BPZ:QFA3160	QFA3160	Датчик влажности комнатный (DC 0...10 В) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...10 В)	288,90 €	15	1	H5DE	0,162	5	
BPZ:QFA3160D	QFA3160D	Датчик влажности комнатный (DC 0...10 В) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...10 В)	333,00 €	15	1	H5DE	0,18	5	
BPZ:QFA3171	QFA3171	Датчик влажности комнатный (4...20 МА) И ТЕМПЕРАТУРЫ (4...20 МА)	288,90 €	15	1	H5DE	0,159	5	
BPZ:QFA3171D	QFA3171D	Датчик влажности комнатный (4...20 МА) И ТЕМПЕРАТУРЫ (4...20 МА)	333,00 €	15	1	H5DE	0,176	5	
BPZ:QFA4160	QFA4160	Датчик влажности комнатный (DC 0...10 В) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 0...10 В)	792,00 €	78	1	H5DE	0,2	5	
BPZ:QFA4160D	QFA4160D	ВЛАЖНОСТЬ 2%, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КОМНАТНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ С ДИСПЛЕЕМ, 0 ... 10 В	845,10 €	78	1	H5DE	0,213	5	
BPZ:QFA4171	QFA4171	Датчик влажности комнатный (4...20 МА) И ТЕМПЕРАТУРЫ (4...20 МА) С КАЛИБРОВОЧНЫМ СЕРТИФИКАТОМ	792,00 €	78	1	H5DE	0,201	5	
BPZ:QFA4171D	QFA4171D	ВЛАЖНОСТЬ 2%, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КОМНАТНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ С ДИСПЛЕЕМ, 4 ... 20 МА	845,10 €	78	1	H5DE	0,213	5	
BPZ:QPA2000	QPA2000	Датчик качества воздуха комнатный CO2	297,90 €	15	1	H5DE	0,141	5	
BPZ:QPA2002	QPA2002	Датчик качества воздуха комнатный CO2+VOC	356,40 €	15	1	H5DE	0,145	5	
BPZ:QPA2002D	QPA2002D	Датчик качества воздуха комнатный CO2+VOC С ДИСПЛЕЕМ	376,20 €	15	1	H5DE	0,156	5	
BPZ:QPA2060	QPA2060	Датчик качества воздуха комнатный CO2+ТЕМПЕРАТУРА	343,80 €	15	1	H5DE	0,142	5	
BPZ:QPA2060D	QPA2060D	Датчик качества воздуха комнатный CO2+ТЕМПЕРАТУРА, С ДИСПЛЕЕМ	363,60 €	15	1	H5DE	0,156	5	
BPZ:QPA2062	QPA2062	Датчик качества воздуха комнатный CO2+ТЕМПЕРАТУРА+ОТН. ВЛАЖНОСТЬ	423,90 €	15	1	H5DE	0,146	5	
BPZ:QPA2062D	QPA2062D	Датчик качества воздуха комнатный CO2+ТЕМПЕРАТУРА+ОТН. ВЛАЖНОСТЬ, С ДИСПЛЕЕМ	439,20 €	15	1	H5DE	0,159	5	
BPZ:QPA84	QPA84	КОНТРОЛЛЕР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ СО ВСТРОЕННЫМ ДатчикОМ VOC ДЛЯ СМЕШАННЫХ ГАЗОВ	112,50 €	15	1	H5DE	0,287	5	
S55624-H103	QMX3.P30	Модуль комнатный с KNX PL-Link, S-mode, LTE-Mode, датчиком температуры	80,82 €	15	1	H5DE	0,17	1	
S55624-H104	QMX3.P70	Модуль комнатный с KNX PL-Link, S-mode, LTE-Mode, датчиком температуры, влажности и CO2	383,40 €	15	1	H5DE	0,181	1	
S55624-H110	QMX3.MP1	Монтажное основание QMX3.MP1	6,30 €	15	20	H5DE	0,074	1	
S55624-H113	QMX3.P30-1WSB	Датчик температуры с KNX PL-Link	98,10 €	35	1	H5DE	0,204	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55624-H116	QMX3.P40	Комнатный модуль с датчиком температуры и влажности	102,60 €	15	1	H5DE	0,175	1	
S55624-H123	QMX3.P30-1BSC	Комнатный модуль с KNX PL-Link	79,29 €	15	1	H5DE	0,169	1	
S55624-H124	QMX3.P40-1BSC	Комнатный модуль с KNX PL-Link	100,80 €	68	1	H5DE	0,172	1	
S55624-H125	QMX3.P70-1BSC	Комнатный модуль с KNX PL-Link	375,30 €	15	1	H5DE	0,182	1	
S55720-S114	QFA2001	Датчик влажности комнатный (DC 4...20 MA)	176,40 €	15	1	H5DE	0,123	5	
S55720-S115	QFA2071	Датчик влажности комнатный (DC 4...20 MA) И ТЕМПЕРАТУРЫ (DC 4...20 MA)	186,30 €	15	1	H5DE	0,126	5	
S55720-S119	QPA1000	Датчик качества воздуха комнатный VOC	192,60 €	15	1	H5DE	0,138	5	
S55720-S121	QPA2080	Датчик качества воздуха комнатный CO₂+ТЕМПЕРАТУРЫ	339,30 €	15	1	H5DE	0,148	5	
S55720-S122	QPA2080D	Датчик качества воздуха комнатный CO₂+ТЕМПЕРАТУРЫ	374,40 €	15	1	H5DE	0,162	5	
S55720-S133	AQR2531ANW	ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ С ПАССИВНЫМ Датчиком, LG-NI1000	36,72 €	15	1	H5DE	0,069	5	
S55720-S136	AQR2532NNW	ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БАЗОВОГО МОДУЛЯ, ТЕМПЕРАТУРА (АКТИВНЫЙ)	32,13 €	15	1	H5DE	0,074	5	
S55720-S137	AQR2530NNW	ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БАЗОВОГО МОДУЛЯ, БЕЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА	18,36 €	15	1	H5DE	0,072	5	
S55720-S138	AQR2534ANW	ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БАЗОВОГО МОДУЛЯ, ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА (АКТИВНЫЙ, LG-NI1000)	121,50 €	15	1	H5DE	0,076	5	
S55720-S141	AQR2535NNW	ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БАЗОВОГО МОДУЛЯ, ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА (АКТИВНЫЙ)	126,90 €	15	1	H5DE	0,081	5	
S55720-S142	AQR2540NF	БАЗОВЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ, 70.8 x 70.8 мм	74,79 €	15	1	H5DE	0,116	5	
S55720-S143	AQR2540NH	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ, 83 x 83 мм	74,79 €	15	100	H5DE	0,128	5	
S55720-S144	AQR2540NG	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ, 110X64 мм	74,79 €	15	1	H5DE	0,124	5	
S55720-S146	AQR2547NF	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЕМ VOC, 70.8X70.8 мм	216,00 €	15	1	H5DE	0,112	5	
S55720-S147	AQR2546NF	Модуль настенного монтажа ДЛЯ Датчиков AQR25XXX	291,60 €	15	1	H5DE	0,13	5	
S55720-S148	AQR2548NF	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ [CO2/] И VOC, 70.8X70.8 мм	414,90 €	78	1	H5DE	0,121	5	
S55720-S150	AQR2546NH	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ [CO2/], 83X83 мм	291,60 €	15	100	H5DE	0,135	5	
S55720-S153	AQR2546NG	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЕМ (CO2/), 110X64 мм	291,60 €	73	1	H5DE	0,131	5	
S55720-S158	AQR2510NFW	РАМКА DELTA ДЛЯ НАСТЕННОГО МОДУЛЯ	3,30 €	15	1	H5DE	0,011	5	
S55720-S159	AQR2510NHW	РАМКА DELTA MIRO ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО МОДУЛЯ	5,51 €	15	1	H5DE	0,018	5	
S55720-S160	AQR2510NGW	РАМКА DELTA AZIO ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4,39 €	15	1	H5DE	0,027	5	
S55720-S161	AQR2500NF	МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОДУЛЯ С ПАССИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, 70.8X70.8 мм	2,66 €	15	1	H5DE	0,024	5	
S55720-S163	AQR2500NG	МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО МОДУЛЯ С ПАССИВНЫМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ, 110X64 мм	4,59 €	15	1	H5DE	0,04	5	
S55720-S203	AQR2570NF	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ Датчиков AQR25XXX	115,20 €	15	1	H5DE	0,108	5	
S55720-S204	AQR2570NH	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ Датчиков AQR25XXX	115,20 €	15	1	H5DE	0,118	5	
S55720-S205	AQR2570NG	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ Датчиков AQR25XXX	115,20 €	15	1	H5DE	0,11	5	
S55720-S206	AQR2570NJ	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ Датчиков AQR25XXX	115,20 €	15	1	H5DE	0,128	5	
S55720-S207	AQR2576NF	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ Датчиков AQR25XXX	229,50 €	15	1	H5DE	0,127	5	
S55720-S208	AQR2576NH	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ Датчиков AQR25XXX	241,20 €	73	1	H5DE	0,13	5	
S55720-S209	AQR2576NG	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ Датчиков AQR25XXX	229,50 €	73	1	H5DE	0,136	5	
S55720-S210	AQR2576NJ	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ Датчиков AQR25XXX	229,50 €	15	1	H5DE	0,144	5	
S55720-S219	AQR2535NNWQ	Фронтальный модуль датчика влажности и температуры	126,90 €	15	1	H5DE	0,078	5	
S55720-S453	QPA1004	Датчик качества воздуха комнатный CO2	252,00 €	15	1	H5DE	0,139	5	
S55720-S454	QPA1064	Датчик качества воздуха комнатный CO2 + T + 0-10 V	310,50 €	57	1	H5DE	0,143	5	
S55720-S457	QSA2700	Датчик пыли, 0-10 В и Modbus	330,30 €	15	1	H5DE	0,2	5	
S55720-S458	QSA2700D	Датчик пыли, дисплей, 0-10 В и Modbus	376,20 €	15	1	H5DE	0,216	5	
S55720-S459	AQS2700	Заменяемый модуль датчика тонкодисперсной пыли	135,00 €	15	1	H5DE	0,063	5	
Датчики (Symaro) /									
S55624-H100	QMX3.P36F	Модуль комнатный с KNX PL-Link, датчиком температуры, конфигурируемый с квадратной белой рамкой CEE/VDE (тип A)	200,70 €	15	1	H5DE	0,125	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55624-H101	QMX3.P36G	Модуль комнатный с KNX PL-Link, датчиком температуры, конфигурируемый с горизонтальной белой рамкой (3 горизонтальных модуля)	200,70 €	15	1	H5DE	0,174	1	
S55624-H105	QMX3.P34	Модуль комнатный с KNX PL-Link, S-mode, LTE-Mode, датчиком температуры, дисплеем с подсветкой	136,80 €	15	1	H5DE	0,208	1	
S55624-H106	QMX3.P74	Модуль комнатный с KNX PL-Link, S-mode, LTE-Mode, датчиком температуры, влажности и CO2, дисплеем с подсветкой	434,70 €	15	1	H5DE	0,216	1	
S55624-H107	QMX3.P02	Комнатный модуль с KNX PL-Link	124,20 €	15	1	H5DE	0,176	1	
S55624-H108	QMX3.P37	Модуль комнатный с KNX PL-Link, S-mode, LTE-Mode, датчиком температуры, дисплеем с подсветкой, сенсорными клавишами	207,00 €	15	1	H5DE	0,213	1	
S55624-H114	QMX3.P34-1WSB	Комнатный модуль с KNX PL-Link	163,80 €	35	1	H5DE	0,233	1	
S55624-H115	QMX3.P74-1WSB	Комнатный модуль с KNX PL-Link	522,00 €	35	1	H5DE	0,24	1	
S55624-H117	QMX2.P43	Комнатный модуль с датчиком температуры и влажности	142,20 €	15	1	H5DE	0,231	1	
S55624-H118	QMX2.P33	Комнатный модуль с датчиком температуры	98,10 €	15	1	H5DE	0,232	1	
S55624-H126	QMX3.P34-1BSC	Комнатный модуль с KNX PL-Link	134,10 €	15	1	H5DE	0,213	1	
S55624-H127	QMX3.P74-1BSC	Комнатный модуль с KNX PL-Link	426,60 €	15	1	H5DE	0,217	1	
S55624-H128	QMX3.P02-1BSC	Комнатный модуль с KNX PL-Link	122,40 €	15	1	H5DE	0,175	1	
S55624-H129	QMX3.P37-1BSC	Комнатный модуль с KNX PL-Link	202,50 €	15	1	H5DE	0,208	1	
S55624-H137	QMX3.P35H	Комнатный модуль с KNX PL-Link	111,60 €	15	1	H5DE	0,011	1	
S55624-H138	QMX3.P38H	Комнатный модуль с KNX PL-Link	167,40 €	15	1	H5DE	0,011	1	
S55624-H139	QMX3.P35H-BSC	Комнатный модуль с KNX PL-Link	118,80 €	15	1	H5DE	0,011	1	
S55624-H140	QMX3.P38H-BSC	Комнатный модуль с KNX PL-Link	177,30 €	60	1	H5DE	0,011	1	
Датчики (Symgo) / Датчики OEM									
BPZ:AQL21.30	AQL21.30	УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРУЖИНА	0,50 €	15	500	H5DE	0,001	5	
BPZ:AQL21.42	AQL21.42	УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРУЖИНА	1,02 €	15	500	H5DE	0,001	5	
BPZ:AQM9020	AQM9020	МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ	11,16 €	15	25	H5DE	0,061	5	
BPZ:QAC31/101	QAC31/101	Датчик температуры наружный	16,11 €	57	40	H5DE	0,099	5	
BPZ:QAC34/101	QAC34/101	Датчик температуры наружный	13,23 €	57	40	H5DE	0,091	5	
BPZ:QAD21/201	QAD21/201	Датчик температуры накладной	29,52 €	15	40	H5DE	0,083	5	
BPZ:QAD21/209	QAD21/209	Датчик температуры накладной	25,74 €	15	100	H5DE	0,073	5	
BPZ:QAD26.220/109	QAD26.220/109	Датчик температуры накладной С КАБЕЛЕМ LG-NI 1000	21,33 €	15	100	H5DE	0,039	5	
BPZ:QAD26.220/209	QAD26.220/209	Датчик температуры накладной С КАБЕЛЕМ LG-NI 1000	23,22 €	15	100	H5DE	0,045	5	
BPZ:QAD36/101	QAD36/101	Датчик температуры накладной	24,03 €	35	40	H5DE	0,081	5	
BPZ:QAD36/201	QAD36/201	Датчик температуры накладной	32,31 €	15	40	H5DE	3,826	5	
BPZ:QAK33.011	QAK33.011	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ	12,06 €	79	5	H5DE	0,007	5	
BPZ:QAK36.095/109	QAK36.095/109	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ	4,01 €	15	100	H5DE	0,01	5	
BPZ:QAK36.350	QAK36.350	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ	21,78 €	15	150	H5DE	0,021	5	
BPZ:QAK36.596/109	QAK36.596/109	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ	4,01 €	57	500	H5DE	0,011	5	
BPZ:QAK36.670/109	QAK36.670/109	РЕЗЬБОВОЙ Датчик температуры погружной	16,65 €	15	50	H5DE	0,02	5	
BPZ:QAL36.225	QAL36.225	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ	5,06 €	15	500	H5DE	0,003	5	
BPZ:QAL36.822/109	QAL36.822/109	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ	5,06 €	15	200	H5DE	0,004	5	
BPZ:QAM9020.200	QAM9020.200	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛЬНЫЙ, LG-NI1000	30,24 €	15	50	H5DE	0,086	5	
BPZ:QAM9020.400	QAM9020.400	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛЬНЫЙ, LG-NI1000	33,03 €	15	25	H5DE	0,145	5	
BPZ:QAM9120.040	QAM9120.040	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛЬНЫЙ, LG-NI1000	61,65 €	15	20	H5DE	0,155	5	
BPZ:QAR36.230/109	QAR36.230/109	Датчик температуры накладной	4,20 €	15	500	H5DE	0,005	5	
BPZ:QAR36.330/109	QAR36.330/109	Датчик температуры накладной	4,20 €	15	500	H5DE	0,006	5	
BPZ:QAR36.430/109	QAR36.430/109	Датчик температуры накладной	4,20 €	15	400	H5DE	0,005	5	
BPZ:QAR36.630/109	QAR36.630/109	Датчик температуры накладной	4,20 €	15	400	H5DE	0,003	5	
BPZ:QAZ21.5120	QAZ21.5120	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЙ	23,40 €	33	50	H5DE	0,067	5	
BPZ:QAZ21.5220	QAZ21.5220	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЙ	14,49 €	15	50	H5DE	0,067	5	
BPZ:QAZ21.5240	QAZ21.5240	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЙ	16,83 €	15	50	H5DE	0,124	5	
BPZ:QAZ21.5260	QAZ21.5260	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЙ	18,99 €	15	50	H5DE	0,205	5	
BPZ:QAZ21.681/101	QAZ21.681/101	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЙ	43,47 €	15	20	H5DE	0,059	5	
BPZ:QAZ36.481/101	QAZ36.481/101	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЙ	30,96 €	15	1	H5DE	0,052	5	
BPZ:QAZ36.522/109	QAZ36.522/109	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЙ	10,08 €	15	200	H5DE	0,068	5	
BPZ:QAZ36.524/109	QAZ36.524/109	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЙ NTC10K	12,06 €	15	100	H5DE	0,134	5	
BPZ:QAZ36.526/101	QAZ36.526/101	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЙ NTC10K	31,59 €	15	1	H5DE	0,195	5	
BPZ:QAZ36.526/109	QAZ36.526/109	Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЙ	13,77 €	15	50	H5DE	0,195	5	
S55720-S274	QBE9002-P10U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ	184,50 €	30	25	H5DE	0,084	5	
S55720-S275	QBE9002-P25U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ	184,50 €	15	25	H5DE	0,084	5	
S55720-S276	QBE9002-P60U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ	184,50 €	15	25	H5DE	2,282	5	
S55720-S319	QBE9001-P10	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ	184,50 €	30	100	H5DE	0,115	5	
S55720-S320	QBE9001-P16	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ	184,50 €	15	100	H5DE	0,1	5	
S55720-S321	QBE9001-P25	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ	184,50 €	30	100	H5DE	0,106	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55720-S322	QBE9103-P10U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ	184,50 €	57	25	H5DE	0,091	5	
S55720-S323	QBE9103-P30U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ	184,50 €	15	25	H5DE	0,09	5	
S55720-S324	QBE9103-P60U	Датчик ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ	184,50 €	30	25	H5DE	0,1	5	
S55720-S370	QAE9120.005	Датчик температуры погружной	44,10 €	95	180	H5DE	0,5	5	
S55720-S461	QAZ36.520/109	Датчик температуры, кабельный, NTC 10K	10,26 €	33	500	H5DE	0,017	5	
S55730-S705-C109	QBM9705/109C	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	166,50 €	15	20	H5DE		1	
S55730-S710-C109	QBM9710/109C	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	169,20 €	15	20	H5DE	0,225	1	
S55730-S711-C109	QBM9711/109C	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	207,00 €	15	20	H5DE	0,25	1	
S55730-S711-M109	QBM9711/109M	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	265,50 €	15	20	H5DE	0,25	1	
S55730-S712-C109	QBM9712/109C	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	207,00 €	15	20	H5DE	0,25	1	
S55730-S712-M109	QBM9712/109M	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	265,50 €	15	20	H5DE	0,25	1	
S55730-S717-C109	QBM9717/109C	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	207,00 €	15	20	H5DE	0,25	1	
S55730-S720-C109	QBM9720/109C	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	169,20 €	15	20	H5DE	0,225	1	
S55730-S722-C109	QBM9722/109C	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	207,00 €	15	20	H5DE	0,25	1	
S55730-S750-C109	QBM9750/109C	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	169,20 €	15	20	H5DE	0,225	1	
S55730-S755-C109	QBM9755/109C	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	203,40 €	15	20	H5DE		1	
S55730-S770-C109	QBM9770/109C	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	169,20 €	15	20	H5DE	0,225	1	
S55730-S777-C109	QBM9777/109C	Датчик перепада давления воздуха с Modus RTU и расширение I/O	207,00 €	15	20	H5DE	0,25	1	
S55843-Z120-A101	AQB9120/101A	Соединительный набор, металлический 90°	17,91 €	15	1	H5DE	0,067	1	
S55843-Z220-A101	AQB9220/101A	Соединительный комплект из пластика прямой	12,24 €	15	1	H5DE	0,052	1	
Датчики (Sigma) / Датчики прочие									
BP2:AQF3101	AQF3101	ФИЛЬТР ДЛЯ Датчика ВЛАЖНОСТИ	17,82 €	15	1	H5DE	0,004	5	
BP2:AQF3150	AQF3150	СМЕННАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ	209,70 €	15	1	H5DE	0,019	5	
BP2:AQF3153	AQF3153	СЕРВИСНОЕ УСТРОЙСТВО	461,70 €	15	1	H5DE	0,07	5	
BP2:AQF4150	AQF4150	СМЕННАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ С ПРОВЕРОЧНЫМ СЕРТИФИКАТОМ	307,80 €	78	1	H5DE	0,051	5	
BP2:AQY2010	AQY2010	КАБЕЛЬ 3М ДЛЯ УДАЛЕННОЙ УСТАНОВКИ ГОЛОВКИ Датчика	274,50 €	15	1	H5DE	0,467	5	
Стандартные контроллеры									
Стандартные контроллеры / Тепловые контроллеры SIGMAGYR									
BP2:AUZ3.1	AUZ3.1	ТАЙМЕР АНАЛОГОВЫЙ 24-ЧАСОВОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С RVP200.1 И RVP210.1)	37,28 €	78	1	H5DG	0,062	1	
BP2:AUZ3.7	AUZ3.7	АНАЛОГОВЫЙ 7-ДНЕВНЫЙ ТАЙМЕР	60,92 €	85	1	H5DG	0,062	1	
BP2:QAW70-A	QAW70-A	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Модуль комнатный, ИНСТРУКЦИИ НА EN, DE, FR, IT	218,68 €	15	1	H5DG	0,267	1	
BP2:QAW70-B	QAW70-B	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Модуль комнатный, ИНСТРУКЦИИ НА NL, SV, EL, PL	231,46 €	15	1	H5DG	0,264	1	
BP2:RVL479	RVL479	Контроллер тепловой (ВЕДОМЫЙ)	554,51 €	64	1	H5DG	1,266	1	
BP2:RVL480	RVL480	Контроллер тепловой	685,15 €	64	1	H5DG	1,279	1	
BP2:RVL481	RVL481	КОНТРОЛЛЕР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	802,30 €	64	1	H5DG	1,427	1	
BP2:RVL482	RVL482	Контроллер тепловой С ГВС	915,90 €	64	1	H5DG	1,461	1	
BP2:RVP201.0	RVP201.0	КОНТРОЛЛЕР БЕЗ ТАЙМЕРА	352,87 €	15	1	H5DG	0,766	1	
BP2:RVP211.0	RVP211.0	КОНТРОЛЛЕР БЕЗ ТАЙМЕРА	408,25 €	15	1	H5DG	0,771	1	
S55370-C136	RVP340	Контроллер тепловой	397,60 €	64	1	H5DG	0,978	1	
S55370-C137	RVP350	Контроллер тепловой С УПРАВЛЕНИЕМ ГВС И КОТЛОМ, АС 230 V	525,40 €	64	1	H5DG	0,863	1	
S55370-C139	RVP360	КОНТРОЛЛЕР ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ КОНТУРОВ ОТОПЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ ГВС И КОТЛОМ, АС 230 V	631,19 €	64	1	H5DG	0,882	1	
Стандартные контроллеры / Контроллеры централизованного теплоснабжения SIGMAGYR									
S55370-C109	RVD120-A	КОНТРОЛЛЕР, 3 ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ТИПА СИСТЕМ	336,54 €	64	1	H5DG	0,823	1	
S55370-C111	RVD125/109-A	КОНТРОЛЛЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	268,38 €	64	20	H5DG	0,612	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55370-C113	RVD140-A	КОНТРОЛЛЕР, 8 ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ТИПОВ СИСТЕМ	436,65 €	64	1	H5DG	0,93	1	
S55370-C115	RVD145/109-A	ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	337,96 €	64	20	H5DG	0,68	1	
S55370-C117	RVD144/109-A	ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	268,38 €	64	20	H5DG	0,647	1	
S55370-C122	AGS12X	БАЗА ДЛЯ RVD12..	42,25 €	15	10	H5DG	0,222	1	
S55370-C123	AGS14X	БАЗА ДЛЯ RVD14..	62,41 €	15	10	H5DG	0,275	1	
S55370-C124	AGS26X	БАЗА ДЛЯ RVD25.. И RVD26..	65,75 €	15	10	H5DG	0,28	1	
S55370-C125	RVD250-A	КОНТРОЛЛЕР, 28 ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ТИПОВ УСТАНОВОК	472,86 €	64	1	H5DG	0,932	1	
S55370-C127	RVD255/109-A	КОНТРОЛЛЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	376,30 €	64	20	H5DG	0,688	1	
S55370-C129	RVD260-A	КОНТРОЛЛЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	523,98 €	64	1	H5DG	0,947	1	
S55370-C131	RVD265/109-A	КОНТРОЛЛЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	424,58 €	64	20	H5DG	0,68	1	
Стандартные контроллеры / Контроллеры SYNCO200									
BPZ:ARG62.201	ARG62.201	МОНТАЖНАЯ РАМА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ	28,33 €	15	1	H5DG	0,141	1	
BPZ:BAU200	BAU200	ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	203,77 €	15	1	H5DG	0,311	1	
BPZ:RLU202	RLU202	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, 1 КОНТУР РЕГУЛИРОВАНИЯ, 2 ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДА	241,40 €	15	1	H5DG	0,438	1	
BPZ:RLU220	RLU220	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, 1 КОНТУР РЕГУЛИРОВАНИЯ, 2 АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДА	241,40 €	64	1	H5DG	0,395	1	
BPZ:RLU222	RLU222	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, 2 КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ, 2 АНАЛОГОВЫХ И 2 ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДА	308,85 €	34	1	H5DG	0,436	1	
BPZ:RLU232	RLU232	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, 2 КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ, 3 АНАЛОГОВЫХ И 2 ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДА	424,58 €	34	1	H5DG	0,55	1	
BPZ:RLU236	RLU236	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, 2 КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ, 3 АНАЛОГОВЫХ И 6 ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ	575,81 €	15	1	H5DG	0,594	1	
BPZ:SEZ220	SEZ220	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛА С ФИКСИРОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ	254,18 €	34	1	H5DG	0,386	1	
Стандартные контроллеры / Контроллеры SYNCO700									
BPZ:OCI700.1	OCI700.1	СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ KNX/LPB	545,28 €	15	1	H5DG	1,108	1	
BPZ:OZW672.01	OZW672.01	WEB-СЕРВЕР V3.ОНА 1 УСТРОЙСТВО LPB	303,88 €	64	1	H5DG	0,516	1	
BPZ:OZW672.04	OZW672.04	WEB-СЕРВЕР ДЛЯ 4 УСТРОЙСТВ LPB	609,89 €	15	1	H5DG	0,515	1	
BPZ:OZW672.16	OZW672.16	WEB-СЕРВЕР ДЛЯ 16 УСТРОЙСТВ LPB	908,80 €	15	1	H5DG	0,516	1	
BPZ:OZW772.01	OZW772.01	WEB-СЕРВЕР	303,88 €	15	1	H5DG	0,517	1	
BPZ:OZW772.04	OZW772.04	WEB-СЕРВЕР на 4 KNX-УСТРОЙСТВ	609,89 €	15	1	H5DG	0,523	1	
BPZ:OZW772.16	OZW772.16	WEB-СЕРВЕР на 16 KNX-УСТРОЙСТВ	908,80 €	35	1	H5DG	0,518	1	
BPZ:OZW772.250	OZW772.250	WEB-СЕРВЕР НА 250 KNX-УСТРОЙСТВ	1 221,20 €	15	1	H5DG	0,518	1	
BPZ:QAW740	QAW740	Модуль комнатный С КОММУНИКАЦИЕЙ ПО ШИНЕ KONNEX	132,77 €	15	1	H5DG	0,219	1	
BPZ:RMH760B-1	RMH760B-1	КОНТРОЛЛЕР ОТОПЛЕНИЯ	520,43 €	15	1	H5DG	0,556	1	
BPZ:RMK770-1	RMK770-1	КОНТРОЛЛЕР КАСКАДА КОТЛОВ	823,60 €	15	1	H5DG	0,578	1	
BPZ:RMU710B-1	RMU710B-1	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР	428,13 €	15	1	H5DG	0,508	1	
BPZ:RMU720B-1	RMU720B-1	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР	616,99 €	15	1	H5DG	0,53	1	
BPZ:RMU730B-1	RMU730B-1	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР	816,50 €	15	1	H5DG	0,555	1	
BPZ:RMZ780	RMZ780	МОДУЛЬНЫЙ КОННЕКТОР	110,05 €	15	1	H5DG	0,049	1	
BPZ:RMZ782B	RMZ782B	МОДУЛЬ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ	234,30 €	15	1	H5DG	0,334	1	
BPZ:RMZ783B	RMZ783B	МОДУЛЬ ГВС	250,63 €	34	1	H5DG	0,36	1	
BPZ:RMZ785	RMZ785	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (8UI)	192,41 €	15	1	H5DG	0,3	1	
BPZ:RMZ787	RMZ787	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (4UI, 4DO)	192,41 €	15	1	H5DG	0,336	1	
BPZ:RMZ788	RMZ788	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (4UI, 2AO, 2DO)	274,06 €	15	1	H5DG	0,322	1	
BPZ:RMZ789	RMZ789	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (6UI, 2AO, 4DO)	330,15 €	34	1	H5DG	0,359	1	
BPZ:RMZ790	RMZ790	НАКЛАДНОЙ ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА	164,01 €	15	1	H5DG	0,089	1	
BPZ:RMZ791	RMZ791	ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА С 3 М КАБЕЛЕМ	244,95 €	15	1	H5DG	0,392	1	
BPZ:RMZ792	RMZ792	СЕТЕВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА	678,76 €	24	1	H5DG	0,377	1	
S55370-C100	RMS705B-1	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	609,18 €	15	1	H5DG	0,554	1	
S55370-C162	RMB795B-1	УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ	528,95 €	34	1	H5DG	0,528	1	
S55800-Y101	OCI702	USB-KNX INTERFACE WITH BUS POWER SUPPLY	257,73 €	15	1	H5DG	0,318	1	
S55800-Y103	OCI670/109	OCI670/109 Gateway for 16 LPB devices	235,01 €	57	1	H5DG	0,474	1	
Стандартные контроллеры / Контроллеры RWD, RLГ, SYNCO100									
BPZ:RLE132	RLE132	ПОГРУЖНОЙ КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ (3-ПОЗИЦИОННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ)	269,09 €	15	1	H5DG	0,889	1	
BPZ:RLE162	RLE162	ПОГРУЖНОЙ КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ (С ВЫХОДАМИ 0-10 В)	234,30 €	15	1	H5DG	0,72	1	
BPZ:RLM162	RLM162	КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУХОВОДЕ	184,60 €	15	1	H5DG	0,657	1	
BPZ:RWD62	RWD62	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, АС 24 V, 2 АНАЛОГОВЫЕ	128,51 €	15	1	H5DG	0,391	1	
BPZ:RWD68	RWD68	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, АС 24 V, 1 АНАЛОГОВЫЙ И 1 ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД	125,67 €	15	1	H5DG	0,384	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:RWD82	RWD82	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, АС 24 V, 2 ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДА	137,74 €	15	1	H5DG	0,397	1	
S55370-C135	RWD60	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, 1 АО	108,63 €	15	100	H5DG	0,391	1	
S55370-C170	RWG1.M12D	RWG1.M12D Universal controller	334,41 €	15	120	H5DG	0,392	1	
Стандартные контроллеры / Устаревшие									
BPZ:ALG80WRI	ALG80WRI	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ WRV81/84	282,58 €	15	1	H5DG	1,551	1	
BPZ:ALG83WRI	ALG83WRI	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ WRV83	77,39 €	15	1	H5DG	0,106	1	
Стандартные контроллеры / Прочие									
S55376-C160	SEA45.5	Токовый клапан	127,80 €	15	1	H5DG	0,45	1	
BPZ:SEN62.1	SEN62.1	ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР, 1-КАНАЛ, С 7-ДН ПРОГРАММОЙ	48,99 €	15	1	H5DG	0,379	1	
BPZ:SEM61.4	SEM61.4	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛА DC 0...10 V ИЛИ DC 0 / 10 V В АС 0 / 24 V	103,66 €	15	1	H5DG	0,076	1	
BPZ:SEM62.1	SEM62.1	ТРАНСФОРМАТОР	27,34 €	15	1	H5DG	0,913	1	
BPZ:SEM62.2	SEM62.2	Трансформатор с выключателем и заменяемым предохранителем, 30 VA	31,81 €	15	1	H5DG	0,934	1	
BPZ:SEZ91.6	SEZ91.6	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛА DC 0...20 V PHS. В DC 0...10 V	69,30 €	15	1	H5DG	0,022	1	
BPZ:UA1T	HVPUA1TLF	UA1T УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ АС 24 V, ШИМ	56,66 €	15	1	H5DG	0,03	1	
Термостаты									
Термостаты / THE HEATING									
BPZ:RWB1007	RWB1007	7 дневный таймер 1-канальный	89,89 €	15	1	H5DK	0,33	1	
BPZ:RWB2007	RWB2007	7 дневный таймер 2-канальный	121,04 €	15	1	H5DK	0,347	1	
BPZ:RWB27SI	RWB27SI	Таймер интервалов обслуживания	85,44 €	15	1	H5DK	0,327	1	
BPZ:RWB29SI	RWB29SI	Таймер интервалов обслуживания программиста	115,70 €	15	1	H5DK	0,31	1	
BPZ:RWB2E	RWB2E	Контроллер 24 часовой электронный (аналоговый)	117,48 €	15	1	H5DK	0,339	1	
BPZ:RWB30E	RWB30E	Реле переключения ГВС	78,41 €	15	1	H5DK	0,329	1	
BPZ:RAV11.1	RAV11.1	АНАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ С 24-ЧАСОВЫМ ТАЙМЕРОМ	110,36 €	15	1	H5DK	0,338	1	
BPZ:REV13	REV13	КОНТРОЛЛЕР КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С 24-ЧАСОВЫМ РАСПИСАНИЕМ	96,12 €	15	1	H5DK	0,397	1	
BPZ:REV13-XA	REV13-XA	Термостат комнатный В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ	96,12 €	15	1	H5DK	0,402	1	
BPZ:REV24	REV24	КОНТРОЛЛЕР КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С РАСПИСАНИЕМ НА НЕДЕЛЮ	113,03 €	15	1	H5DK	0,444	1	
BPZ:REV24-XA	REV24-XA	Термостат комнатный В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ	113,03 €	15	1	H5DK	0,434	1	
BPZ:REV24RF/SET	REV24RF/SET	КОНТРОЛЛЕР КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С 7-ДНЕВНЫМ РАСПИСАНИЕМ И РАБОТОЙ ПО РАДИОКАНАЛУ	243,86 €	15	1	H5DK	0,66	1	
BPZ:REV24RF/SET-XA	REV24RF/SET-XA	REV24RF/SET-XA Комнатный термостат, набор RF	243,86 €	15	1	H5DK	0,672	1	
BPZ:REV34-XA	REV34-XA	Термостат комнатный В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ	209,15 €	15	1	H5DK	0,471	1	
S55770-T285	RDE-MZ6	МУЛЬТИЗОНОВЫЙ ПРИЁМНИК	184,23 €	15	1	H5DK	0,821	1	
S55770-T296	RDD310/EH	RDD310/EH комнатный термостат для электрических теплых полов на 16A	58,38 €	85	1	H5DK	0,24	1	
S55770-T319	RDD100.1RF	RDD100.1RF беспроводной комнатный термостат с батарейками DC 3 В	66,93 €	185	1	H5DK	0,252	1	
S55770-T320	RDE100.1RF	БЕСПРОВОДНОЙ Термостат комнатный С 7-ДНЕВНЫМ РАСПИСАНИЕМ, DC 3 В	83,04 €	15	1	H5DK	0,34	1	
S55770-T333	RDE410/EH	ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ТЁПЛЫХ ПОЛОВ, 16A	73,16 €	85	1	H5DK	0,257	1	
S55770-T358	RDD310/MM	RDD310/MM комнатный термостат для отопления, для полуотопленного монтажа	27,50 €	15	100	H5DK	0,18	1	
S55770-T377	RDH100	Термостат комнатный для котлов	46,73 €	85	1	H5DK	0,306	1	
S55770-T379	RDJ100	Термостат комнатный RDJ100	59,19 €	85	1	H5DK	0,325	1	
S55770-T380	RDJ100RF/SET	Термостат комнатный, беспроводной с приемником	115,70 €	121	1	H5DK	0,536	1	
S55770-T425	RDD510/BP	RDD510/BP комнатный термостат (белый) в упаковке 20 шт.	31,60 €	50	100	H5DK		1	
S55770-T432	RDD510/BP.VS	RDD510/BP.VS комнатный термостат (серебряный) в упаковке 20 шт.	34,27 €	55	100	H5DK		1	
S55770-T443	RDD810	RDD810 комнатный термостат с сенсорным дисплеем	98,79 €	15	1	H5DK		1	
S55770-T444	RDD810KN	RDD810KN комнатный термостат с KNX и сенсорным дисплеем	145,07 €	85	1	H5DK		1	
Термостаты / THE FAN COIL									
BPZ:RCC10	RCC10	ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ 2-ТРУБНЫХ ФЭНКОЙЛОВ	71,56 €	15	1	H5DK	0,252	1	
BPZ:RCC20	RCC20	ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ 2-ТРУБНЫХ ФЭНКОЙЛОВ С ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ	77,16 €	15	1	H5DK	0,259	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BP2:RCC30	RCC30	ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ 4-ТРУБНЫХ ФЭНККОЙЛОВ	77,16 €	15	1	H5DK	0,259	1	
BP2:RDF110.2	RDF110.2	КОНТРОЛЛЕР КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ 2-ТРУБНЫХ ФЭНККОЙЛОВ И КОМПРЕССОРОВ В ОХЛАДИТЕЛЯХ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	70,76 €	15	1	H5DK	0,283	1	
BP2:RDF300.02	RDF300.02	КОНТРОЛЛЕРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ КОМНАТНОЙ ДЛЯ ПОЛУЗАГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА С ДИСПЛЕЕМ ДЛЯ 4-ТРУБНЫХ ФЭНККОЙЛОВ И КОМПРЕССОРОВ В ОХЛАДИТЕЛЯХ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	54,38 €	15	100	H5DK	0,31	1	
BP2:RDF340	RDF340	КОНТРОЛЛЕРЫ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОЛУЗАГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА С ДИСПЛЕЕМ ДЛЯ 4-ТРУБНЫХ ФЭНККОЙЛОВ	64,88 €	15	100	H5DK	0,237	1	
S55770-T158	RDG100	Термостат комнатный для ФЭНККОЙЛОВ и УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ОВК, АС 230 V	115,70 €	15	1	H5DK	0,37	1	
S55770-T159	RDG100T	Термостат комнатный, АС 230 V, для ФЭНККОЙЛОВ и УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ОВК; 7-ДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ	133,50 €	15	1	H5DK	0,362	1	
S55770-T160	RDG110	Термостат комнатный для ФЭНККОЙЛОВ и ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ, АС 230 V	102,35 €	15	1	H5DK	0,363	1	
S55770-T187	RDF310.2/MM	Термостат комнатный	33,91 €	15	100	H5DK	0,18	1	
S55770-T225	RAB11	КОНТРОЛЛЕР КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ для 2-ТРУБНЫХ ФЭНККОЙЛОВ	26,79 €	15	1	H5DK	0,215	1	
S55770-T226	RAB11.1	КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ с ФУНКЦИЕЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ для 2-ТРУБНЫХ ФЭНККОЙЛОВ	32,49 €	15	1	H5DK	0,219	1	
S55770-T227	RAB21	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ для 2-ТРУБНЫХ ФЭНККОЙЛОВ, БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ	28,84 €	15	1	H5DK	0,215	1	
S55770-T229	RAB31	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ для 4-ТРУБНЫХ ФЭНККОЙЛОВ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ	31,24 €	15	1	H5DK	0,216	1	
S55770-T230	RAB31.1	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ для 4-ТРУБНЫХ ФЭНККОЙЛОВ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ/ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР	34,35 €	15	1	H5DK	0,215	1	
S55770-T231	RAB91	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА, 3 ПОЛОЖЕНИЯ	13,80 €	15	1	H5DK	0,158	1	
S55770-T238	RDF302	RDF302 комнатный термостат с Modbus RTU, белый	121,93 €	15	1	H5DK	0,263	1	
S55770-T291	RDF600	Термостат комнатный	101,46 €	85	1	H5DK	0,224	1	
S55770-T292	RDF600T	Термостат комнатный с РАСПИСАНИЕМ	113,03 €	35	1	H5DK	0,229	1	
S55770-T293	RDF600KN	RDF600KN комнатный термостат с KNX, белый	163,76 €	85	1	H5DK	0,233	1	
S55770-T343	RDG160T	Термостат комнатный для ФЭНККОЙЛОВ (ВЕНТИЛЯТОРЫ с ЕС-ДВИГАТЕЛЯМИ и 3-СКОРОСТНЫЕ), ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ и УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ОВК, АС 24 V, ВЫХОДЫ DC 0...10 В или ВКЛ./ВЫКЛ., 7-ДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ	141,51 €	15	1	H5DK	0,343	1	
S55770-T350	RDF800KN	RDF800KN комнатный термостат с сенсорным дисплеем и KNX, белый	194,91 €	85	1	H5DK	0,259	1	
S55770-T361	RDG110U	Комнатный термостат RDG110U	102,35 €	15	100	H5DK	0,332	1	
S55770-T362	RDG160TU	Комнатный термостат RDG160TU	132,61 €	100	200	H5DK	0,32	1	
S55770-T382	RDF510	Термостат комнатный для 2-х трубных фенкойлов	34,27 €	15	100	H5DK	0,19	1	
S55770-T383	RDF510/BP	Термостат комнатный для 2-х трубных фенкойлов	31,60 €	15	100	H5DK	0,16	1	
S55770-T384	RDF530	Термостат комнатный для 2,4-х трубных фенкойлов	36,94 €	15	100	H5DK	0,163	1	
S55770-T385	RDF530/BP	Термостат комнатный для 2,4-х трубных фенкойлов	34,27 €	15	100	H5DK	0,15	1	
S55770-T396	RDF800	RDF800 комнатный термостат с сенсорным дисплеем	121,04 €	85	1	H5DK	0,266	1	
S55770-T400	RDF600KN/S	RDF600KN KNX комнатный термостат	165,54 €	85	1	H5DK	0,236	1	
S55770-T403	RDF510/BP.VS	RDF510/BP.VS комнатный термостат, упаковка, серебряные	34,27 €	15	100	H5DK	0,168	1	
S55770-T404	RDF510/BP.VB	RDF510/BP.VB комнатный термостат, упаковка, черные	34,27 €	43	100	H5DK	0,168	1	
S55770-T405	RDF510/BP.VG	RDF510/BP.VG комнатный термостат, упаковка, золотые	34,27 €	15	100	H5DK	0,168	1	
S55770-T407	RDF870KN	RDF870KN контроллер поддержания PM2.5 & CO2 с KNX	169,10 €	15	1	H5DK	0,236	1	
S55770-T408	RDF870MB	RDF870MB контроллер поддержания PM2.5 & CO2 с KMODBUS	159,31 €	35	1	H5DK	0,236	1	
S55770-T409	RDG200KN	Настенный комнатный термостат RDG200KN	208,26 €	270	1	H5DK	0,355	1	
S55770-T412	RDG260KN	Настенный комнатный термостат RDG260KN	208,26 €	270	1	H5DK	0,355	1	
S55770-T416	RDF302.B	RDF302.B комнатный термостат с Modbus	84,37 €	15	1	H5DK	0,175	1	
S55770-T417	RDF530/BP.VB	RDF530/BP.VB Room Thermostats Bulk Pack	36,94 €	15	100	H5DK	0,165	1	
S55770-T423	RDF530/BP.VS	RDF530/BP.VS Room Thermostats Bulk Pack	36,94 €	50	100	H5DK	1		
S55770-T424	RDF530/BP.VG	RDF530/BP.VG Room Thermostats Bulk Pack	36,94 €	50	100	H5DK	1		
S55770-T426	RDB160BN	Комнатный термостат с коммуникацией BACnet RDB160BN	234,07 €	39	1	H5DK	1		
S55770-T427	RDF300.02/VB	RDF300.02/VB Room Thermostat Black	54,38 €	15	100	H5DK	1		
S55770-T428	RDF302/VB	RDF302 комнатный термостат с Modbus RTU, черный	121,93 €	35	1	H5DK	1		

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55770-T429	RDF800KN/VB	RDF800KN/VB комнатный термостат с сенсорным дисплеем и KNX, черный	194,91 €	85	1	H5DK		1	
S55770-T430	RDF600KN/VB	RDF600KN/VB комнатный термостат с KNX, черный	163,76 €	85	1	H5DK		1	
S55770-T433	RDF660MB/MM	Комнатный термостат для полуутопленного монтажа в квадратные и круглые коробки с коммуникацией Modbus, 2/4-трубные фэнкойлы	138,84 €	15	1	H5DK		1	
S55770-T434	RDF660T	Комнатный термостат для полуутопленного монтажа в квадратные и круглые коробки с недельным расписанием и IR-управлением, 2/4-трубные фэнкойлы	121,04 €	15	1	H5DK		1	
S55770-T439	RDF660MB	Комнатный термостат для полуутопленного монтажа в квадратные и круглые коробки с коммуникацией Modbus, 2/4-трубные фэнкойлы	149,52 €	15	1	H5DK		1	
Термостаты / THE UNIVERSAL									
BPZ:RCU10	RCU10	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ 4-ТРУБНЫХ ФЭНКОЙЛОВ	71,02 €	15	1	H5DK	0,237	1	
BPZ:RCU15	RCU15	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ 4-ТРУБНЫХ ФЭНКОЙЛОВ	79,92 €	15	1	H5DK	0,237	1	
BPZ:RCU50.2	RCU50.2	ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ СИСТЕМ VAV И CAV	90,78 €	15	1	H5DK	0,222	1	
BPZ:RDU340	RDU340	КОМНАТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ С ДИСПЛЕЕМ ДЛЯ ПОЛУЗАГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ VAV/CAV	61,94 €	15	100	H5DK	0,228	1	
BPZ:RLA162	RLA162	КОНТРОЛЛЕР КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	141,51 €	15	1	H5DK	0,234	1	
S55770-T164	RDG400	Термостат комнатный, AC 24 V, VAV СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ	127,27 €	15	1	H5DK	0,333	1	
S55770-T219	RAA11	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ, МОДЕЛЬ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ	19,14 €	15	1	H5DK	0,189	1	
S55770-T220	RAA21	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ, БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ	19,67 €	15	1	H5DK	0,188	1	
S55770-T221	RAA31	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВКЛ/ВЫКЛ	20,65 €	15	1	H5DK	0,187	1	
S55770-T222	RAA31.16	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВКЛ/ВЫКЛ И LED-ИНДИКАТОРОМ	21,89 €	15	1	H5DK	0,191	1	
S55770-T223	RAA31.26	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВКЛ/ВЫКЛ И LED-ИНДИКАТОРОМ, ВНЕШНИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И LED-ИНДИКАТОРОМ	25,81 €	15	1	H5DK	0,216	1	
S55770-T224	RAA41	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРЕВ/ВЫКЛ/ОХЛАЖДЕНИЕ, 1 ВЫХОД	21,27 €	15	1	H5DK	0,187	1	
S55770-T294	RAA31-XA	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ	20,65 €	15	1	H5DK	0,185	1	
S55770-T339	RDY2000	Комнатный термостат	271,45 €	15	100	H5DK	0,428	1	
S55770-T348	RDG405KN	Термостат комнатный с коммуникацией по шине KNX, AC 24 V для СИСТЕМ VAV, НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ	196,69 €	15	1	H5DK	0,329	1	
S55770-T364	RDY2000BN	Комнатный термостат с BACnet	352,44 €	15	100	H5DK	0,437	1	
Термостаты / THE CAPILLARY									
BPZ:QAF81.3	QAF81.3	ТЕРМОСТАТ, 2-ПОЗИЦИОННЫЙ, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 3000 мм	165,54 €	15	1	H5DK	0,757	1	
BPZ:QAF81.6	QAF81.6	ТЕРМОСТАТ, 2-ПОЗИЦИОННЫЙ, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 6000 мм	168,21 €	15	1	H5DK	0,869	1	
BPZ:QAF81.6M	QAF81.6M	ТЕРМОСТАТ, 2-ПОЗИЦИОННЫЙ, С РУЧНЫМ СБРОСОМ, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 6000 мм	181,56 €	15	1	H5DK	0,863	1	
BPZ:RAM-TR.2000M	RAM-TR.2000M	НАКЛАДНОЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, 0...90 °C, ФИКСИРУЮЩАЯ ПРУЖИНА, ВНЕШНИЙ ЗАДАТЧИК УСТАВКИ	23,59 €	15	1	H5DK	0,178	1	
BPZ:RAM-TW.2000M	RAM-TW.2000M	НАКЛАДНОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, 0...90 °C, ФИКСИРУЮЩАЯ ПРУЖИНА, ВНУТРЕННИЙ ЗАДАТЧИК УСТАВКИ	24,30 €	15	1	H5DK	0,177	1	
S55700-P100	RAK-ST.010FP-M	ТЕМПЕРАТУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ 95 °C, ГИЛЬЗА 100 мм, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм	60,52 €	85	1	H5DK	0,393	1	
S55700-P101	RAK-ST.020FP-M	ТЕМПЕРАТУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ 100 °C, ГИЛЬЗА 100 мм, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм	79,21 €	15	1	H5DK	0,374	1	
S55700-P102	RAK-ST.030FP-M	ТЕМПЕРАТУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ 110 °C, ГИЛЬЗА 100 мм, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм	64,08 €	15	1	H5DK	0,369	1	
S55700-P103	RAK-ST.1300P-M	ТЕМПЕРАТУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ 110...130 °C, ГИЛЬЗА 100 мм, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм	69,51 €	15	1	H5DK	0,376	1	
S55700-P104	RAK-ST.1310P-M	ТЕМПЕРАТУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ 90...110 °C, ГИЛЬЗА 100 мм, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм	67,37 €	15	1	H5DK	0,373	1	
S55700-P105	RAK-ST.1385M	ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ	82,41 €	15	1	H5DK	0,295	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55700-P106	RAK-ST.1430S-M	ТЕМПЕРАТУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ 80...100 °C, ГИЛЬЗА 100 мм, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм	60,61 €	15	1	H5DK	0,317	1	
S55700-P107	RAK-ST.1600MP	ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ	89,89 €	15	1	H5DK	0,376	1	
S55700-P108	RAK-TB.1400S-M	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, 45...60 °C, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм, ХОМУТ	55,80 €	85	1	H5DK	0,307	1	
S55700-P109	RAK-TB.1410B-M	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, 50...70 °C, ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 100 мм, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм, ХОМУТ	60,52 €	15	1	H5DK	0,389	1	
S55700-P110	RAK-TB.1420S-M	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, 65...80 °C, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм, ХОМУТ	64,08 €	85	1	H5DK	0,305	1	
S55700-P111	RAK-TR.1000B-H	КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ 15...95 °C, ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 100 мм, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм, ХОМУТ	60,88 €	85	1	H5DK	0,39	1	
S55700-P112	RAK-TR.1000S-H	ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ СО СБРОСОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, 15...95 °C, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм, ХОМУТ	58,74 €	15	1	H5DK	0,31	1	
S55700-P113	RAK-TR.1210B-H	ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ СО СБРОСОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, 15...82 °C, ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 100 мм, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм, ХОМУТ	58,30 €	15	1	H5DK	0,391	1	
S55700-P115	RAK-TW.1000HB	ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ СО СБРОСОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, 15...95 °C, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм, ХОМУТ	60,52 €	85	1	H5DK	0,387	1	
S55700-P116	RAK-TW.1000S-H	ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ СО СБРОСОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, 15...95 °C, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм, ХОМУТ	58,30 €	85	1	H5DK	0,304	1	
S55700-P117	RAK-TW.1200B-H	ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ СО СБРОСОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, 40...120 °C, ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 100 мм, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм, ХОМУТ	60,52 €	15	1	H5DK	0,389	1	
S55700-P118	RAK-TW.1200HP	ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ СО СБРОСОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, 40...120 °C, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм, ХОМУТ	92,56 €	15	1	H5DK	0,366	1	
S55700-P119	RAK-TW.1200S-H	ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ СО СБРОСОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, 40...120 °C, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 700 мм, ХОМУТ	58,30 €	15	1	H5DK	0,307	1	
S55700-P120	RAK-TW.5000HS	ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 5...65 °C, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 1600 мм	80,10 €	85	1	H5DK	0,316	1	
S55700-P121	RAK-TW.5000S-H	ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 5...65 °C, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 1600 мм	49,13 €	15	1	H5DK	0,314	1	
S55700-P122	RAK-TW.5010S-H	ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ -10...50 °C, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА 1600 мм	48,33 €	85	1	H5DK	0,313	1	
S55700-P136	RAZ-ST.011FP-J	КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ / ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ, TR 15...95 °C / STB 100°C, ДВОЙНАЯ ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 100 мм; ДВЕ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБКИ ПО 700 мм	120,15 €	15	1	H5DK	0,594	1	
S55700-P137	RAZ-ST.030FP-J	КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ / ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ, TR 15...95 °C / STB 110°C, ДВОЙНАЯ ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 100 мм; ДВЕ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБКИ ПО 700 мм	129,05 €	15	1	H5DK	0,59	1	
S55700-P138	RAZ-ST.1500P-J	ТЕРМОСТАТ / ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, TR 15...95 °C / STB 110...130 °C, ДВЕ ЗАЩИТНЫЕ ГИЛЬЗЫ 100 мм, КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА ДЛИНОЙ 700 мм	124,60 €	15	1	H5DK	0,59	1	
S55700-P139	RAZ-ST.1510P-J	КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ / ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ, TR 15...95 °C / STB 90...110 °C, ДВОЙНАЯ ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 100 мм; ДВЕ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБКИ ПО 700 мм	119,26 €	15	1	H5DK	0,594	1	
S55700-P140	RAZ-TW.1000P-J	КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ / ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ СО СБРОСОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, 15...95 °C, ДВОЙНАЯ ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 100 мм; ДВЕ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБКИ ПО 700 мм	119,26 €	15	1	H5DK	0,594	1	
S55700-P141	RAZ-TW.1200P-J	КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ / ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ СО СБРОСОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, 40...120 °C, ДВОЙНАЯ ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 100 мм; ДВЕ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБКИ ПО 700 мм	130,83 €	15	1	H5DK	0,591	1	
S55700-P153	QAF63.2-J	ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ, DC 0...10 V, КАПИЛЛЯР 2000 мм	169,10 €	15	1	H5DK	0,391	1	
S55700-P154	QAF63.6-J	ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ, DC 0...10 V, КАПИЛЛЯР 6000 мм	207,37 €	15	1	H5DK	0,463	1	
S55700-P155	QAF64.2-J	Термостат защиты от замерзания	206,48 €	15	1	H5DK	0,421	1	
S55700-P156	QAF64.6-J	Термостат защиты от замерзания	243,86 €	15	1	H5DK	0,488	1	
S55700-P161	QAF65.3M-J	Термостат защиты от замерзания	124,60 €	15	1	H5DK		1	
S55700-P162	QAF65.6M-J	Термостат защиты от замерзания	129,05 €	15	1	H5DK		1	
S55700-P163	QAF65.3AR-J	Термостат защиты от замерзания	121,93 €	15	1	H5DK		1	
S55700-P164	QAF65.6AR-J	Термостат защиты от замерзания	126,38 €	35	1	H5DK		1	
BPZ-TKM2	TKM2	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТЕРМОСТАТ	232,29 €	15	1	H5DK	0,555	1	
BPZ:TRG2	TRG2	Термостат комнатный (ПРОМЫШЛЕННАЯ МОДЕЛЬ) ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ	178,00 €	15	1	H5DK	0,429	1	
BPZ:TRG22	TRG22	Термостат комнатный (ПРОМЫШЛЕННАЯ МОДЕЛЬ) 2-Х СТУПЕНЧАТЫЙ, -5...50 °C	335,53 €	15	1	H5DK	0,527	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
Термостаты / RUC Miscellaneous									
BPZ:ALT-AB200	ALT-AB200	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА, ПЕРФОРИРОВАННАЯ, 200 мм	9,88 €	49	1	H5DK	0,103	1	
BPZ:ALT-C001	ALT-C001	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ РАК../RAZ..	12,91 €	15	1	H5DK	0,045	1	
BPZ:ALT-SB100	ALT-SB100	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА, 100 мм, МЕДЬ ПОКРЫТАЯ НИКЕЛЕМ, G½", PN10, LW7	12,10 €	15	1	H5DK	0,089	1	
BPZ:ALT-SB150	ALT-SB150	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 150 мм, МЕДЬ ПОКРЫТАЯ НИКЕЛЕМ, G½", PN10, LW7	13,17 €	15	1	H5DK	0,1	1	
BPZ:ALT-SB200	ALT-SB200	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 200 мм, МЕДЬ ПОКРЫТАЯ НИКЕЛЕМ, G½", PN10, LW7	15,31 €	15	1	H5DK	0,113	1	
BPZ:ALT-SB280	ALT-SB280	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 280 мм, МЕДЬ ПОКРЫТАЯ НИКЕЛЕМ, G½", PN10, LW7	15,31 €	15	1	H5DK	0,132	1	
BPZ:ALT-SS100	ALT-SS100	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА, 100 мм, G½" LW7, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	19,14 €	15	1	H5DK	0,085	1	
BPZ:ALT-SS150	ALT-SS150	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 150 мм, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A, G½", PN16, LW7	20,11 €	15	1	H5DK	0,096	1	
BPZ:ALT-SS280	ALT-SS280	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 280 мм, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A, G½", PN16, LW7	22,87 €	15	1	H5DK	0,124	1	
BPZ:ALT-SS450	ALT-SS450	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 450 мм, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A, G½", PN16, LW7	27,15 €	15	1	H5DK	0,159	1	
BPZ:ALT-SSF100	ALT-SSF100	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 100 мм, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A, G½", PN40, LW7	38,72 €	15	1	H5DK	0,104	1	
BPZ:ALT-SSF150	ALT-SSF150	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 150 мм, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A, G½", PN40, LW7	43,52 €	15	1	H5DK	0,116	1	
BPZ:ALT-SSF200	ALT-SSF200	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 200 мм, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A, G½", PN40, LW7	54,29 €	15	1	H5DK	0,125	1	
BPZ:ALT-SSF280	ALT-SSF280	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 280 мм, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A, G½", PN40, LW7	55,71 €	15	1	H5DK	0,146	1	
BPZ:ALT-SSF450	ALT-SSF450	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 450 мм, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A, G½", PN40, LW7	66,39 €	15	1	H5DK	0,182	1	
BPZ:ALT-SSF600	ALT-SSF600	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 600 мм, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A, G½", PN40, LW7	86,15 €	15	1	H5DK	0,214	1	
BPZ:AQM63.0	AQM63.0	КРЕПЕЖНЫЙ ФЛАНЕЦ, РЕГУЛИРУЕМАЯ ТОЛЩИНА	6,01 €	15	1	H5DK	0,037	1	
BPZ:AQM63.2	AQM63.2	3 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОК & 3 ПРОКЛАДКИ монтажные QAF..	32,40 €	15	1	H5DK	0,043	1	
BPZ:AQM63.3	AQM63.3	3 ЗАЖИМА ДЛЯ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК QAF	13,71 €	15	1	H5DK	0,053	1	
BPZ:ARG70	ARG70	МОНТАЖНАЯ ПЛАТА 120 X 120 мм ДЛЯ КОРПУСА 4 X 4"	4,25 €	15	1	H5DK	0,066	1	
BPZ:ARG70.2	ARG70.2	МОНТАЖНАЯ ПЛАТА 112 X 130 мм ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	13,88 €	15	1	H5DK	0,063	1	
BPZ:ARG70.3	ARG70.3	МОНТАЖНАЯ РАМКА	3,48 €	15	20	H5DK	0,016	1	
BPZ:FK-TZ1	FK-TZ1	КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА	17,09 €	15	1	H5DK	0,062	1	
S55700-P131	RAK-H-M	Корпус клемм для RAC	35,42 €	85	1	H5DK	0,18	1	
S55700-P142	ALT-DB100J	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА ALT-DB100J для RAZ "J"	16,29 €	15	1	H5DK	0,074	1	
S55700-P143	ALT-DB150J	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 150 мм, MS63 НИКЕЛИРОВАННАЯ, G½", PN10, 2XLW7	19,67 €	15	1	H5DK	0,084	1	
S55700-P144	ALT-DB280J	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 280 мм, MS63 НИКЕЛИРОВАННАЯ, G½", PN10, 2XLW7	26,88 €	15	1	H5DK	0,111	1	
S55700-P145	ALT-DB450J	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА 450 мм, НИКЕЛИРОВАННЫЙ СПЛАВ MS63, G½", PN10, 2XLW7	60,25 €	15	1	H5DK	0,152	1	
S55700-P146	ALT-DS100J	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА ALT-DS100J для RAZ "J"	36,31 €	15	1	H5DK	0,071	1	
S55700-P147	ALT-DS150J	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА, 150 мм, G½" LW15, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	40,50 €	15	1	H5DK	0,092	1	
S55700-P148	ALT-DS280J	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА, 280 мм, G½" LW15, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	56,60 €	15	1	H5DK	0,148	1	
S55700-P149	ALT-DS450J	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА, 450 мм, G½" LW15, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	101,46 €	15	1	H5DK	0,216	1	
S55770-T166	IRA211	ИНФРАКРАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМНАТНЫМИ ТЕРМОСТАТАМИ	29,01 €	15	1	H5DK	0,104	1	
S55770-T370	ARG800.1	ARG800.1 Одиночная монтажная рама, белая	5,14 €	15	300	H5DK	0,046	1	
Устройства Gamma									
Устройства Gamma / Системные устройства и интерфейсы									
5WG1117-2AB12	UP 117/12	ШИННЫЙ ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИК UP117	40,40 €	15	1	H5DL		1	
5WG1117-2CB12	UP 117C12	Копплер (ВТМ) UP 117C12	42,20 €	15	1	H5DL	0,079	1	
5WG1118-4AB01	AP 118/01	КОРПУС ДЛЯ МОДУЛЕЙ AP118	41,10 €	15	1	H5DL	0,12	1	
5WG1120-1AB02	N 120/02	ДРОССЕЛЬ N 121, НА ШИНУ INSTAVUS KNX/EiB, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОВМЕСТНО С БЕЗДРОССЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ	85,70 €	15	1	H5DL	0,134	1	
5WG1125-1AB02	N 125/02	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ N125/02	179,00 €	35	1	H5DL	0,311	1	
5WG1125-1AB12	N 125/12	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ N125/12	249,00 €	15	1	H5DL	0,309	1	
5WG1125-1AB22	N 125/22	Модуль питания N125/22	343,00 €	28	1	H5DL	0,321	1	
5WG1125-4AB23	RL 125/23	Блок питания, 80mA	97,20 €	15	1	H5DL	0,102	1	
5WG1125-4CB23	JB 125C23	Децентрализованный источник питания, 80mA	120,00 €	15	1	H5DL		1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
5WG1140-1AB13	N 140/13	Модуль линейного или зонального сопряжения N140/13	386,00 €	15	1	H5DL	0,107	1	
5WG1148-1AB12	N 148/12	USB интерфейс N 148/12	244,00 €	15	1	H5DL		1	
5WG1190-8AD01	S 190/01	Модуль защиты от перенапряжения	82,00 €	15	1	H5DL	0,009	1	
5WG1193-8AB01	S 193/01	ШИННАЯ КЛЕММА ДВУХПОЛЮСНАЯ (КРАСНЫЙ/ЧЁРНЫЙ), 4 ВТЫЧНЫХ ЗАЖИМА	1,26 €	15	25	H5DL	0,001	1	
5WG1641-3AB01	AP641/01	КОМНАТНЫЙ ЩИТОК АВТОМАТИКИ	192,00 €	15	1	H5DL	1,641	1	
Устройства Gamma / Модули ввода/вывода									
5WG1220-2AB21	UP 220/21	Модуль входов двоичных/ВЫХОД UP 220/21, (КЛАВИШНЫЙ ИНТЕРФЕЙС), ПРОИЗВОЛЬНОГО МОНТАЖА, 2 ВХОДА/2 ВЫХОДА НА СВЕТОДИОДЫ, 38X43X18 мм, СИГНАЛЬНЫЕ КОНЦЫ ДО 10 М	58,80 €	15	1	H5DL	0,041	1	
5WG1220-2DB31	UP 220D31	КЛАВИШНЫЙ ИНТЕРФЕЙС UP 220/31, 4 ВХОДА	102,00 €	15	1	H5DL	0,046	1	
5WG1260-4AB23	RL 260/23	ДИСКРЕТНЫЙ ВХОД AP 260	164,00 €	15	1	H5DL	0,067	1	
5WG1260-4CB23	JB 260C23	Дискретный вход JB 260C23, 4xAC/DC12...230V	205,00 €	15	1	H5DL	0,18	1	
5WG1262-1DB31	N262D31	Модуль дискретных входов, 4 входа	199,00 €	15	1	H5DL		1	
5WG1262-1DB51	N262D51	Модуль дискретных входов, 8 входов	321,00 €	15	1	H5DL		1	
5WG1262-1EB11	N 262E11	Модуль входов двоичных N 262E/11, 16 БЕЗПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ, МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ	418,00 €	15	1	H5DL	0,405	1	
5WG1263-1EB11	N 263E11	Модуль входов двоичных N 263/E11, 16 ВХОДОВ AC 12...230V, DC 12...115V	418,00 €	15	1	H5DL	0,388	1	
5WG1264-1EB11	N 264E11	Модуль входов двоичных N 264/E11, 8 ВХОДОВ AC/DC 12...230V, 8 БЕЗПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ	418,00 €	15	1	H5DL	0,399	1	
5WG1502-1AB02	N 502/02	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ N 502/02, ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, КОМБИНИРОВАННЫЙ АКТУАТОР ЖАЛЮЗИ/Модуль входов двоичных, ВЫХОДЫ 8X230V AC 16A, 8 БЕЗПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВХОДОВ, НА DIN-РЕЙКУ, 4 ТЕ	526,00 €	15	1	H5DL	0,571	1	
5WG1510-2AB03	UP 510/03	Модуль дискретных выходов, 2 x AC 230 V, 10 A, с монтажной рамкой и интерфейсом ВТИ	142,00 €	15	1	H5DL	0,112	1	
5WG1510-2AB13	UP 510/13	Модуль дискретных выходов, 2 x AC 230 В, 10А	133,00 €	15	1	H5DL	0,091	1	
5WG1510-2AB23	RS 510/23	МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ UP510/23	110,00 €	15	1	H5DL	0,082	1	
5WG1510-2KB23	RS 510K23	Актuator термо-приводов, 2x 1,5A	133,00 €	15	1	H5DL	0,081	1	
5WG1510-4CB23	JB 510C23	Дискретный выход JB 510C23, 2x 10A	143,00 €	15	1	H5DL	0,184	1	
5WG1511-2SB32	UP511S32	Модуль релейного выхода	145,00 €	15	1	H5DL		1	
5WG1512-1AB11	N 512/11	Выключатель НАГРУЗКИ N 512/11, МОДУЛЬНЫЙ (ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ), 3X230-400V AC 16A, АВТОПОДСТРОЙКА ПОД ХАРАКТЕР НАГРУЗКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 3 ТЕ	261,00 €	15	1	H5DL	0,263	1	
5WG1512-1AB21	N 512/21	Выключатель НАГРУЗКИ N 512/21, МОДУЛЬНЫЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ), 3X230-400V AC 16A, АВТОПОДСТРОЙКА ПОД ХАРАКТЕР НАГРУЗКИ, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 3 ТЕ	132,00 €	15	1	H5DL	0,244	1	
5WG1512-1CB01	N 512C01	Выключатель НАГРУЗКИ N512/01	481,00 €	15	1	H5DL	0,635	1	
5WG1512-4AB23	RL 512/23	Выключатель НАГРУЗКИ N512/23	94,50 €	15	1	H5DL	0,098	1	
5WG1512-4CB23	JB 512C23	выключатель JB 512C23, 1x 16A	98,00 €	15	1	H5DL	0,197	1	
5WG1513-1AB11	N 513/11	Выключатель НАГРУЗКИ N 513/11N 513/11 МОДУЛЬНЫЙ АКТУАТОР (ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ), 3X230-400V AC 20A, АВТОПОДСТРОЙКА ПОД ХАРАКТЕР НАГРУЗКИ, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 3 ТЕ	320,00 €	15	1	H5DL	0,259	1	
5WG1513-1AB21	N 513/21	Выключатель НАГРУЗКИ N 513/21, МОДУЛЬНЫЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ), 3X230-400V AC 20A, АВТОПОДСТРОЙКА ПОД ХАРАКТЕР НАГРУЗКИ, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 3 ТЕ	160,00 €	15	1	H5DL	0,243	1	
5WG1513-4CB23	JB 513C23	Дискретный выход JB 513C23, 3x 6A	164,00 €	15	1	H5DL	0,198	1	
5WG1513-4DB23	RL 513D23	Дискретный выход RL 513D23, 3x 6A	126,00 €	15	1	H5DL	0,089	1	
5WG1530-1DB31	N 530D31	Релейный модуль, 4 x AC 230 V, 6AX	218,00 €	15	1	H5DL		1	
5WG1530-1DB51	N 530D51	Релейный модуль N 530D51 8 x AC 230V,	344,00 €	15	1	H5DL		1	
5WG1530-1DB61	N 530D61	Релейный модуль N 530D61 12 x AC 230V	406,00 €	15	1	H5DL		1	
5WG1532-1DB31	N 532D31	Релейный модуль N 532D31 4x AC 230V,	251,00 €	15	1	H5DL		1	
5WG1532-1DB51	N 532D51	Релейный модуль N 532D51 8x AC 230V,	384,00 €	15	1	H5DL		1	
5WG1532-1DB61	N 532D61	Релейный модуль N 532D61 12x AC 230V,	468,00 €	15	1	H5DL		1	
5WG1534-1DB31	N 534D31	Релейный модуль N 534D31 4 x AC 230V,	332,00 €	15	1	H5DL		1	
5WG1534-1DB51	N 534D51	Релейный модуль N 534D51, 8 x AC 230V	446,00 €	35	1	H5DL		1	
5WG1534-1DB61	N 534D61	Релейный модуль N 534D61 12x AC 230V,	541,00 €	34	1	H5DL		1	
5WG1535-1DB51	N 535D51	Релейный модуль N 535D51, 8 x AC 230V,	496,00 €	15	1	H5DL		1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
5WG1562-1AB11	N 562/11	Выключатель НАГРУЗКИ N 562/11, МОДУЛЬНЫЙ (ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ), 3Х230-400V AC 10А, АВТОПОДСТРОЙКА ПОД ХАРАКТЕР НАГРУЗКИ, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 3 ТЕ	246,00 €	15	1	HSDL	0,261	1	
5WG1562-1AB21	N 562/21	Выключатель НАГРУЗКИ N 562/21, МОДУЛЬНЫЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ), 3Х230-400V AC 10А, АВТОПОДСТРОЙКА ПОД ХАРАКТЕР НАГРУЗКИ, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 3 ТЕ	128,00 €	15	1	HSDL	0,243	1	
5WG1567-1AB22	N 567/22	Выключатель НАГРУЗКИ N 567/22, 16Х230V AC 10А, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 8 ТЕ	497,00 €	57	1	HSDL	0,675	1	
Устройства Gamma / Управление освещением									
5WG1141-1AB03	N 141/03	Модуль KNX/DALI PLUS N 141/03	579,00 €	15	1	HSDL	0,224	1	
5WG1141-1AB21	N 141/21	Модуль KNX/DALI TWIN PLUS N141/21	905,00 €	35	1	HSDL	0,225	1	
5WG1141-1AB31	N 141/31	ШЛЮЗ KNX/DALI TWIN N141/31	629,00 €	15	1	HSDL	0,226	1	
5WG1141-2AB71	UP 141/71	КНОПОЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС DALI	87,40 €	15	1	HSDL	0,043	1	
5WG1525-1DB11	N525D11	Switching/dimming actuator N 525D11, 2x	268,00 €	15	1	HSDL		1	
5WG1525-1EB01	N 525E01	Диммер/Выключатель N 525Е, 8 ВЫХОДОВ, ПО 8ХDALI ИЛИ 8ХЕVG НА КАЖДЫЙ ВЫХОД, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 4 ТЕ	457,00 €	15	1	HSDL	0,31	1	
5WG1525-2AB03	UP 525/03	Диммер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UP 525/03	191,00 €	15	1	HSDL	0,109	1	
5WG1525-2AB13	UP 525/13	Диммер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UP 525/13	181,00 €	15	1	HSDL	0,084	1	
5WG1525-2AB23	RS 525/23	Диммер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UP 525/23	160,00 €	15	1	HSDL	0,076	1	
5WG1525-4CB23	JB 525C23	Универсальный диммер JB 525C23, 1x 125VA	189,00 €	15	1	HSDL	0,207	1	
5WG1526-4CB23	JB 526C23	Релейный модуль/диммер JB526C23	284,00 €	15	1	HSDL	0,27	1	
5WG1527-4CB23	JB 527C23	Модуль управления жалюзи JB526C23	167,00 €	15	1	HSDL	0,22	1	
5WG1528-1CB01	N528C01	Универсальный диммер N528C01	290,00 €	15	1	HSDL	0,272	1	
5WG1528-1DB01	N 528D01	Универсальный диммер N 528D01, 2 x 300VA,	296,00 €	15	1	HSDL	0,272	1	
5WG1536-1DB31	N 536D31	Модуль для переключени и диммирования N536/D31	412,00 €	15	1	HSDL		1	
5WG1536-1DB51	N 536D51	Релейный модуль/диммер N 536D51	633,00 €	15	1	HSDL		1	
5WG1554-1DB31	N 554D31	Диммер универсальный 4 x 300 VA /	607,00 €	35	1	HSDL	0,392	1	
Устройства Gamma / Индикация и управление									
5WG1501-1AB01	N 501/01	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ N 501, ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, КОМБИНИРОВАННЫЙ АКТУАТОР ЖАЛЮЗИ/Модуль входов двоичных, ВЫХОДЫ 4Х230V AC 6А, 8 БЕЗПОТЕНЦИАЛЬНЫХ	427,00 €	35	1	HSDL	0,508	1	
5WG1520-2AB03	UP 520/03	Выключатель НАГРУЗКИ N520/03	139,00 €	15	1	HSDL	0,115	1	
5WG1520-2AB13	UP 520/13	Модуль управления шторами, 1 x AC 230 V, 6 А	129,00 €	15	1	HSDL	0,091	1	
5WG1520-2AB23	RS 520/23	Выключатель НАГРУЗКИ N520/23	108,00 €	15	1	HSDL	0,085	1	
5WG1520-4CB23	JB 520C23	Модуль управления жалюзи, 1x 6А	153,00 €	15	1	HSDL	0,219	1	
5WG1521-4AB23	RL 521/23	Модуль управления жалюзи N521/23	156,00 €	15	1	HSDL	0,109	1	
5WG1521-4CB23	JB 521C23	Модуль управления жалюзи JB, 2x 6А	179,00 €	15	1	HSDL	0,238	1	
5WG1523-1AB03	N 523/03	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЬСТАВНЯМИ N 523/03, 4Х230V 6А, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 4 ТЕ	263,00 €	15	1	HSDL	0,314	1	
5WG1543-1DB51	N 543D51	Модуль жалюзи N543D51	612,00 €	35	1	HSDL		1	
Устройства Gamma / Устройства для специальных приложений									
5WG1254-3EY02	AP 254/02	Датчик освещенности и температуры AP 254, ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА (IP54)	342,00 €	15	1	HSDL	0,162	1	
5WG1255-2DB21	UP 255D21	Контроллер освещённости UP 255D21	125,00 €	15	1	HSDL		1	
5WG1255-7AB11	S 255/11	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ S 255	51,20 €	15	1	HSDL	0,072	1	
5WG1258-2DB31	UP 258D31	Датчик присутствия WIDE UP 258D31	214,00 €	15	1	HSDL		1	
5WG1258-2DB41	UP 258D41	Датчик присутствия WIDE UP 258D41	341,00 €	15	1	HSDL		1	
5WG1258-2DB51	UP 258D51	Датчик присутствия WIDE multi UP 258D51	480,00 €	15	1	HSDL		1	
5WG1258-2DB61	UP 258D61	Датчик присутствия WIDE DualTech UP 258D6	235,00 €	15	1	HSDL		1	
5WG1258-7EB11	AP 258E11	Монтажная коробка AP 258E11 Тип В	25,50 €	34	1	HSDL		1	
5WG1258-8AB12	S 258/12	Монтажное основание для датчиков присутствия	11,40 €	35	1	HSDL		1	
5WG1258-2DB12	UP 258D12	Датчик присутствия	134,00 €	15	1	HSDL	0,107	1	
5WG1258-2EB22	UP 258E22	Датчик присутствия	166,00 €	15	1	HSDL	0,105	1	
5WG1258-7EB01	AP 258E01	AP 258E01 МОНТАЖНАЯ КОРОБКА AP 258E ДЛЯ Датчика ПРИСУТСТВИЯ UP 258/EX1	24,50 €	15	1	HSDL		1	
Устройства Gamma / Управление жалюзи									
5WG1203-2DB23	UP203/23	Модуль клавиш	132,00 €	15	1	HSDL		1	
5WG1203-2DB43	UP203/43	Модуль клавиш	132,00 €	15	1	HSDL		1	
5WG1203-2DB12	UP 203/12	Модуль клавиш	114,00 €	15	1	HSDL		1	
5WG1203-2DB13	UP 203/13	Модуль клавиш	122,00 €	15	1	HSDL		1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
5WG1203-2DB14	UP 203/14	Модуль клавиш	131,00 €	84	1	H5DL		1	
5WG1205-2AB21	UP205/21	Комнатный модуль UP205	403,00 €	57	1	H5DL		1	
5WG1221-2DB12	UP 221/12	Выключатель КНОПОЧНЫЙ UP 221/2, ОДИНАРНЫЙ, БЕЗ ИНДИКАЦИИ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ, DELTA I-SYSTEM, ТИТАНОВОБЕЛЫЙ	66,60 €	15	1	H5DL	0,05	1	
5WG1221-2DB13	UP 221/13	Выключатель КНОПОЧНЫЙ UP 221/3, ОДИНАРНЫЙ, СО СВЕТОДИОДОМ ИНДИКАЦИИ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ, DELTA I-SYSTEM, ТИТАНОВОБЕЛЫЙ	77,60 €	35	1	H5DL	0,049	1	
5WG1221-2DB32	UP 221/32	Выключатель КНОПОЧНЫЙ UP 221/2, ОДИНАРНЫЙ, БЕЗ ИНДИКАЦИИ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ, DELTA I-SYSTEM, АЛЮМИНИЕВЫЙ МЕТАЛЛИК	72,20 €	15	1	H5DL	0,05	1	
5WG1221-2DB33	UP 221/33	Выключатель КНОПОЧНЫЙ UP 221/2, ОДИНАРНЫЙ, СО СВЕТОДИОДОМ ИНДИКАЦИИ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ, DELTA I-SYSTEM, АЛЮМИНИЕВЫЙ МЕТАЛЛИК	83,50 €	15	1	H5DL	0,044	1	
5WG1222-2DB12	UP 222/12	Клавишный модуль UP 222/12, ДВЕ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	83,00 €	15	1	H5DL	0,05	1	
5WG1222-2DB13	UP 222/13	Клавишный модуль UP 222/13, ДВЕ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	88,40 €	15	1	H5DL	0,051	1	
5WG1222-2DB32	UP 222/32	Клавишный модуль UP 222/32, ДВЕ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	89,40 €	15	1	H5DL	0,049	1	
5WG1222-2DB33	UP 222/33	Клавишный модуль UP 222/33, ДВЕ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	95,40 €	15	1	H5DL	0,044	1	
5WG1223-2AB14	UP 223/14	Выключатель КНОПОЧНЫЙ UP 223/14 DELTA I-SYSTEM, ТРОЙНОЙ (6 КНОПОК), С LED ИНДИКАЦИЕЙ И ТЕРМОДАТЧИКОМ, ТИТАНОВОБЕЛЫЙ (ACTIVE, VTI, ТРЕБУЕТ BTM UP 117)	121,00 €	15	1	H5DL	0,052	1	
5WG1223-2AB34	UP223/34	Выключатель КНОПОЧНЫЙ UP 223/34 DELTA I-SYSTEM, ТРОЙНОЙ (6 КНОПОК), С LED ИНДИКАЦИЕЙ И ТЕРМОДАТЧИКОМ, АЛЮМИНИЕВЫЙ МЕТАЛЛИК (ACTIVE, VTI, ТРЕБУЕТ BTM UP 117)	130,00 €	15	1	H5DL	0,051	1	
5WG1223-2DB12	UP 223/12	Клавишный модуль UP 223/12, ТРИ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	88,40 €	15	1	H5DL	0,051	1	
5WG1223-2DB13	UP 223/13	Клавишный модуль UP 223/13, ТРИ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	106,00 €	15	1	H5DL	0,052	1	
5WG1223-2DB32	UP 223/32	Клавишный модуль UP 223/32, ТРИ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	95,40 €	15	1	H5DL	0,052	1	
5WG1223-2DB33	UP 223/33	Клавишный модуль UP 223/33, ТРИ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	112,00 €	15	1	H5DL	0,045	1	
5WG1227-2AB11	UP 227	Модуль комнатный UP 227	276,00 €	15	1	H5DL	0,106	1	
5WG1237-2KB11	UP 237K11	Контроллер комнатный UP 237K/11	164,00 €	15	1	H5DL	0,053	1	
5WG1281-8UB12	S 281U12	Рамка MIRO 68-4X4	10,80 €	15	10	H5DL		1	
5WG1285-2DB12	UP 285/12	Клавишный модуль, без светодиода состояния, титаново-белый	88,00 €	15	1	H5DL	0,063	1	
5WG1285-2DB13	UP 285/13	Клавишный модуль, светодиод состояния, титаново-белый	93,20 €	15	1	H5DL	0,066	1	
5WG1285-2DB42	UP 285/42	Клавишный модуль, без светодиода состояния, Платиновый металл	94,80 €	15	1	H5DL	0,067	1	
5WG1285-2DB43	UP 285/43	Клавишный модуль, светодиод состояния, Платиновый металл	109,00 €	15	1	H5DL	0,065	1	
5WG1286-2DB12	UP 286/12	Клавишный модуль, двойной, без светодиода состояния, титаново-белый	99,00 €	15	1	H5DL	0,065	1	
5WG1286-2DB13	UP 286/13	Клавишный модуль, двойной, светодиод состояния, титаново-белый	106,00 €	15	1	H5DL	0,07	1	
5WG1286-2DB42	UP 286/42	Клавишный модуль, двойной, без светодиода состояния, Платиновый металл	116,00 €	15	1	H5DL	0,06	1	
5WG1286-2DB43	UP 286/43	Клавишный модуль, двойной, светодиод состояния, Платиновый металл	122,00 €	15	1	H5DL	0,067	1	
5WG1287-2AB14	UP 287/14	Выключатель КНОПОЧНЫЙ UP 287/14 DELTA STYLE, ДВОЙНОЙ (4 КНОПКИ), С LED-ИНДИКАЦИЕЙ И ТЕРМОДАТЧИКОМ, ТИТАНОВОБЕЛЫЙ (ACTIVE, VTI, ТРЕБУЕТ BTM UP 117)	163,00 €	15	1	H5DL	0,068	1	
5WG1287-2AB44	UP 287/44	Выключатель КНОПОЧНЫЙ UP 287/44 DELTA STYLE, ДВОЙНОЙ (4 КНОПКИ), С LED-ИНДИКАЦИЕЙ И ТЕРМОДАТЧИКОМ, ПЛАТИНА (ACTIVE, VTI, ТРЕБУЕТ BTM UP 117)	189,00 €	15	1	H5DL	0,067	1	
5WG1287-2DB12	UP 287/12	Клавишный модуль, четыре пары, без светодиода состояния, титаново-белый	133,00 €	15	1	H5DL	0,062	1	
5WG1287-2DB13	UP 287/13	Клавишный модуль, четыре пары, светодиод состояния, титаново-белый	146,00 €	36	1	H5DL	0,067	1	
5WG1287-2DB42	UP 287/42	Клавишный модуль, четыре пары, без светодиода состояния, Платиновый металл	155,00 €	15	1	H5DL	0,07	1	
5WG1287-2DB43	UP 287/43	Клавишный модуль, четыре пары клавиш, светодиод состояния, Платиновый металл	169,00 €	57	1	H5DL	0,061	1	
5WG1305-1AB01	N305/01	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ N 305, УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ СЦЕНАМИ/СОБЫТИЯМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ, 1 TE	158,00 €	15	1	H5DL	0,092	1	
5WG1562-7AB02	AP 562/02	ПРИВОД КЛАПАНА AP 562/02	217,00 €	30	1	H5DL	0,256	1	
5WG1588-2AB13	UP 588/13	ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ UP 580/13, ТАКТИЛЬНАЯ, 320X240 5,7" TFT, РЕГУЛИРУЕМАЯ LED-ПОДСВЕТКА, ПИТАНИЕ 24V AC/DC	1 550,00 €	15	1	H5DL	0,604	1	
5WG1588-2AB23	UP 588/23	ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ UP 580/23, ТАКТИЛЬНАЯ, 320X240 5,7" TFT, РЕГУЛИРУЕМАЯ LED-ПОДСВЕТКА, ПИТАНИЕ 24V AC/DC (СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА)	1 550,00 €	15	1	H5DL	0,62	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
5WG1588-8AB12	S588/12	РАМКА UP 588/812, ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ UP 588, АЛЮМИНИЙ (СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА)	94,90 €	15	1	H5DL	0,304	1	
5WG1588-8AB13	S588/13	РАМКА UP 588/813, ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ UP 588, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА)	94,90 €	15	1	H5DL	0,31	1	
5WG1588-8AB14	S588/14	РАМКА UP 588/814, ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ UP 588, ЧЁРНОЕ СТЕКЛО (СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА)	125,00 €	15	1	H5DL	0,291	1	
5WG1588-8AB15	S588/15	РАМКА UP 588/815, ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ UP 588, БЕЛОЕ СТЕКЛО (СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА)	125,00 €	15	1	H5DL	0,302	1	
5WG1588-8EB01	UP 588E01	КОРОБ UP 588/E01, ВРЕЗНОЙ монтажные ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ UP 588	59,50 €	15	1	H5DL		1	
Устройства Gamma / Устройства управления									
5WG1143-1AB01	N143/01	ШЛЮЗ KNX/BACNET N143	849,14 €	15	1	H5DL	0,144	1	
5WG1152-1AB01	N152/01	МОДУЛЬ IP CONTROL CENTER N152	1 860,66 €	15	1	H5DL	0,153	1	
5WG1257-3AB22	AP 257/22	СТАНЦИЯ ПОГОДНАЯ AP 257/22 ЦЕНТРАЛЬНАЯ, С МОДУЛЕМ GPS	2 200,23 €	15	1	H5DL	0,427	1	
5WG1290-7AB11	S 290/11	Датчик S 290/11, ОТКРЫТИЯ ОКНА/ДВЕРИ ГЕРКОНОВЫЙ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	27,63 €	32	1	H5DL		1	
Комнатная автоматика									
Комнатная автоматика / DESIGO TOTAL ROOM AUTOMATION									
S55376-C104	RXM21.1	ВХ/ВЫХ МОДУЛЬ ДЛЯ ФЭНКОЙЛА, PL-LINK	305,91 €	15	1	H5EO	0,647	1	
S55376-C105	RXM39.1	ВХ/ВЫХ МОДУЛЬ ДЛЯ ФЭНКОЙЛА, PL-LINK	335,61 €	15	1	H5EO	0,638	1	
S55376-C107	DXR2.E18-101A	Контроллер комнатный BACnet/IP, AC 24B (2 DI, 4 UI, 8 DO, 4 AO)	364,32 €	15	1	H5EO	0,396	1	
S55376-C108	DXR2.E12P-102A	Контроллер комнатный BACnet/IP, AC 24B (1 DI, 2 UI, ?P, 6 DO, 2 AO)	326,70 €	15	1	H5EO	0,378	1	
S55376-C109	DXR2.E10-101A	Контроллер комнатный BACnet/IP, AC 230B (1 DI, 2 UI, 7 DO)	295,02 €	15	1	H5EO	0,342	1	
S55376-C110	DXR2.E09-101A	Контроллер комнатный BACnet/IP, AC 230B (1 DI, 2 UI, 3 DO, 3 AO)	295,02 €	15	1	H5EO	0,344	1	
S55376-C111	DXR2.E09T-101A	Контроллер комнатный BACnet/IP, AC 230B (1 DI, 2 UI, 5 DO, 1 AO)	295,02 €	35	1	H5EO	0,334	1	
S55376-C112	DXR2.M11-101A	Контроллер комнатный BACnet MS/TP, AC 24B (1 DI, 2 UI, 6 DO, 2 AO)	239,58 €	15	1	H5EO	0,375	1	
S55376-C113	DXR2.M18-101A	Контроллер комнатный BACnet MS/TP, AC 24B (2 DI, 4 UI, 8 DO, 4 AO)	353,43 €	15	1	H5EO	0,403	1	
S55376-C114	DXR2.M12P-102A	Контроллер комнатный BACnet MS/TP, AC 24B (1 DI, 2 UI, ?P, 6 DO, 2 AO)	308,88 €	15	1	H5EO	0,38	1	
S55376-C115	DXR2.M10-101A	Контроллер комнатный BACnet MS/TP, AC 230 V (1 DI, 2 UI, 7 DO)	282,15 €	15	1	H5EO	0,346	1	
S55376-C116	DXR2.M09-101A	Контроллер комнатный BACnet MS/TP, AC 230 V (1 DI, 2 UI, 3 DO, 3 AO)	282,15 €	15	1	H5EO	0,346	1	
S55376-C117	DXR2.M09T-101A	Контроллер комнатный BACnet MS/TP, AC 230 V (1 DI, 2 UI, 5 DO, 1 AO)	282,15 €	15	1	H5EO	0,337	1	
S55376-C128	DXR2.E18-102A	Контроллер комнатный BACnet/IP, AC 24B (2 DI, 4 UI, 8 DO, 4 AO)	364,32 €	15	1	H5EO	0,396	1	
S55376-C129	DXR2.M18-102A	Контроллер комнатный BACnet MS/TP, AC 24B (2 DI, 4 UI, 8 DO, 4 AO)	353,43 €	15	1	H5EO	0,405	1	
S55376-C130	PXC3.E72-100A	Комнатный контроллер	1 029,60 €	15	1	H5EO	0,404	1	
S55376-C132	PXC3.E75-100A	КОМНАТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ BACNET / IP	1 376,10 €	15	1	H5EO	0,405	1	
S55376-C145	DXR2.E10PL-102B	Контроллер с приводом DXR2.E10PL, BACnet	458,37 €	35	1	H5EO	0,979	1	
S55376-C146	DXR2.E10PLX-102B	Контроллер с приводом DXR2.E10PLX, BACnet	562,32 €	15	1	H5EO	0,982	1	
S55376-C147	DXR2.M10PL-102B	Контроллер с приводом DXR2.M10PL, BACnet	431,64 €	15	1	H5EO	0,98	1	
S55376-C148	DXR2.M10PLX-102B	Контроллер с приводом DXR2.M10PLX, BACnet	538,56 €	15	1	H5EO	0,983	1	
S55376-C162	DXR2.E18-101A/BP	Комнатный контроллер DXR2.E18-101A	350,46 €	15	18	H5EO	0,396	1	
S55376-C163	DXR2.E12P-102A/BP	Комнатный контроллер DXR2.E12P-102A	311,85 €	15	18	H5EO	0,396	1	
S55376-C164	DXR2.E10-101A/BP	Комнатный контроллер DXR2.E10-101A	283,14 €	15	18	H5EO	0,344	1	
S55376-C165	DXR2.E09-101A/BP	Комнатный контроллер DXR2.E09-101A	283,14 €	15	18	H5EO	0,344	1	
S55376-C166	DXR2.E09T-101A/BP	Комнатный контроллер DXR2.E09T-101A	283,14 €	15	18	H5EO	0,344	1	
S55376-C167	DXR2.E18-102A/BP	Комнатный контроллер DXR2.E18-102A	350,46 €	15	18	H5EO	0,396	1	
S55376-C177	PXC3.E16A-200A	Комнатные контроллеры TRA PXC3.E16	685,08 €	15	1	H5EO		1	
S55376-C178	PXC3.E72A-200A	Комнатные контроллеры TRA PXC3.E72A	1 584,00 €	15	1	H5EO		1	
S55376-C179	PXC3.E75A-200A	Комнатные контроллеры TRA PXC3.E75A	1 920,60 €	15	1	H5EO		1	
Комнатная автоматика / Приложения LAB									
S55376-C134	DXR2.E17C-103A	Комнатный контроллер DXR2.E17C-103A	680,13 €	15	1	H5EO	0,404	1	
S55376-C139	DXA.S04P1	Датчик DXA.S04P1	317,79 €	15	1	H5EO	0,237	1	
S55376-C140	DXA.S04P1-B	Датчик DXA.S04P1-B	444,51 €	15	1	H5EO	0,388	1	
S55376-C150	DXR2.E17CX-103A	Комнатный контроллер DXR2.E17CX-103A BACnet/Ethernet	1 009,80 €	15	1	H5EO	0,408	1	
S55376-C158	DXA.B130	Датчик DXA.B130	242,55 €	15	1	H5EO	0,414	1	
S55376-C159	DXA.B200	Датчик DXA.B200	395,01 €	15	1	H5EO	0,605	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022									
Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55624-H111	QMX3.P87-1WSC	Комнатный модуль с KNX PL-Link	222,75 €	15	1	H5EO	0,223	1	
S55624-H112	QMX3.P88-1WSC	Комнатный модуль с KNX PL-Link	222,75 €	15	1	H5EO	0,216	1	
Комнатная автоматика / DESIGO RX									
BPZ:RXB21.1/FC-10	RXB21.1/FC-10	КОМНАТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ 3-СКОРОСТНЫХ	269,28 €	15	1	H5EO	0,663	1	
BPZ:RXB21.1/FC-11	RXB21.1/FC-11	КОМНАТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ 3-СКОРОСТНЫХ	269,28 €	15	1	H5EO	0,651	1	
BPZ:RXB22.1/FC-12	RXB22.1/FC-12	КОМНАТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ 3-СКОРОСТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ	279,18 €	15	1	H5EO	0,67	1	
BPZ:RXB24.1/CC-02	RXB24.1/CC-02	КОМНАТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩИХ ПОТОЛКОВ И РАДИАТОРОВ	256,41 €	15	1	H5EO	0,625	1	
S55373-C121	RXB39.1/FC-13	КОМНАТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ФЭНКОЙЛОВ С КОММУНИКАЦИЕЙ	282,15 €	15	1	H5EO	0,647	1	
Комнатная автоматика / Комнатные модули Desigo									
BPZ:QAX30.1	QAX30.1	Модуль комнатный С ДатчикОМ И ИНТЕРФЕЙСОМ PPS2	104,94 €	15	1	H5EO	0,141	1	
BPZ:QAX31.1	QAX31.1	Модуль комнатный С ДатчикОМ И ЗАДатчикОМ УСТАВКИ; ИНТЕРФЕЙС PPS2	104,94 €	15	1	H5EO	0,146	1	
BPZ:QAX32.1	QAX32.1	Модуль комнатный С ДатчикОМ, ЗАДатчикОМ УСТАВКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМА; ИНТЕРФЕЙС PPS2	108,90 €	15	1	H5EO	0,15	1	
BPZ:QAX33.1	QAX33.1	Модуль комнатный С ДатчикОМ, ЗАДатчикОМ УСТАВКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ВЫБОРОМ СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА; ИНТЕРФЕЙС PPS2	108,90 €	15	1	H5EO	0,149	1	
BPZ:QAX34.3	QAX34.3	Модуль комнатный С ДатчикОМ, ЗАДатчикОМ УСТАВКИ, ЖК- ДИСПЛЕЕМ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ РЕЖИМОВ; ИНТЕРФЕЙС PPS2	138,60 €	15	1	H5EO	0,158	1	
Комнатная автоматика / MISCELLANEOUS									
BPZ:RXZ01.1	RXZ01.1	ТЕРМИНАТОР ШИНЫ 52.3 ОНМ ДЛЯ ШИНЫ LONWORKS	56,33 €	15	1	H5EO	0,013	1	
BPZ:RXZ02.1	RXZ02.1	ТЕРМИНАТОР ШИНЫ 105 ОНМ ДЛЯ ШИНЫ LONWORKS	56,33 €	15	1	H5EO	0,048	1	
BPZ:RXZ10.1	RXZ10.1	КАБЕЛЬ ДЛЯ RXT10.1	213,84 €	15	1	H5EO	0,1	1	
BPZ:RXZ20.1	RXZ20.1	КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ RX	11,88 €	15	1	H5EO	0,049	1	
BPZ:RXZ30.1	RXZ30.1	КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ RXC3...	11,88 €	15	1	H5EO	0,061	1	
S55376-C119	DXA.H110	клеммная крышка 110mm	11,68 €	15	1	H5EO	0,064	1	
S55376-C120	DXA.H180	клеммная крышка 180mm	11,68 €	15	1	H5EO	0,086	1	
I/O Modules									
I/O Modules / TX IO Modules									
S55661-J101	TXA1.K-96	КЛЮЧИ АДРЕСНЫЕ 73-96 + 2 КЛЮЧА СБРОСА	22,40 €	15	1	H5EP	0,028	1	
S55661-J102	TXA1.K-120	КЛЮЧИ АДРЕСНЫЕ 97-120 + 2 КЛЮЧА СБРОСА	22,40 €	15	1	H5EP	0,027	1	
S55661-J103	TXM1.6RL	МОДУЛЬ С 6 РЕЛЕЙНЫМИ ВЫХОДАМИ, БИСТАБИЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ	242,00 €	15	1	H5EP	0,27	1	
S55661-J105	TXM1.8RB	МОДУЛЬ С 8 РЕЛЕЙНЫМИ ВЫХОДАМИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	233,00 €	15	1	H5EP	0,23	1	
S55661-J106	TXM1.8T	ТИРИСТОРНЫЙ МОДУЛЬ	211,00 €	15	1	H5EP	0,2	1	
S55661-J107	TXA1.LH2	ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ	7,72 €	15	10	H5EP	0,007	1	
S55661-J124	TXM1.4D3R	Модуль I/O TXM1.4D3R. 4 дискретных входа, 3 релейных выхода.	176,00 €	15	1	H5EP	0,2	1	
S55664-J112	PPM-3U63.BPR	PPM-3U63.BPR Point Pickup Module	390,00 €	15	100	H5EP	0,35	1	
BPZ:TXA1.5K120	TXA1.5K120	КЛЮЧИ АДРЕСНЫЕ: 5, 10, ..., 120 + СБРОС	22,40 €	15	1	H5EP	0,027	1	
BPZ:TXA1.IBE	TXA1.IBE	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ISLAND ШИНЫ	167,00 €	15	1	H5EP	0,082	1	
BPZ:TXA1.K-48	TXA1.K-48	КЛЮЧИ АДРЕСНЫЕ 25-48 + 2 КЛЮЧА СБРОСА	22,40 €	15	1	H5EP	0,027	1	
BPZ:TXA1.K-72	TXA1.K-72	КЛЮЧИ АДРЕСНЫЕ 49-72 + 2 КЛЮЧА СБРОСА	22,40 €	15	1	H5EP	0,026	1	
BPZ:TXA1.K12	TXA1.K12	КЛЮЧИ АДРЕСНЫЕ 1-12 + КЛЮЧ СБРОСА	11,10 €	15	1	H5EP	0,015	1	
BPZ:TXA1.K24	TXA1.K24	КЛЮЧИ АДРЕСНЫЕ 1-24 + 2 КЛЮЧА СБРОСА	22,40 €	15	1	H5EP	0,026	1	
BPZ:TXA1.LA4	TXA1.LA4	МАРКИРОВКА (9 ЛИСТОВ ПО 100 ЛЕЙБЛОВ КАЖДЫЙ)	1,24 €	15	100	H5EP	0,007	1	
BPZ:TXM1.16D	TXM1.16D	МОДУЛЬ 16 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ	260,00 €	35	1	H5EP	0,219	1	
BPZ:TXM1.6R	TXM1.6R	МОДУЛЬ 6 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ	280,00 €	15	1	H5EP	0,241	1	
BPZ:TXM1.6R-M	TXM1.6R-M	МОДУЛЬ 6 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ С ЛОКАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	415,00 €	15	1	H5EP	0,254	1	
BPZ:TXM1.8D	TXM1.8D	МОДУЛЬ 8 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ	185,00 €	35	1	H5EP	0,182	1	
BPZ:TXM1.8P	TXM1.8P	МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ С 8 ВХОДАМИ	932,00 €	15	1	H5EP	0,219	1	
BPZ:TXM1.8U	TXM1.8U	МОДУЛЬ 8 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ	375,00 €	35	1	H5EP	0,201	1	
BPZ:TXM1.8U-ML	TXM1.8U-ML	МОДУЛЬ 8 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ, С ЛОКАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ЖК-ДИСПЛЕЕМ	561,00 €	25	1	H5EP	0,219	1	
BPZ:TXM1.8X	TXM1.8X	МОДУЛЬ 8 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ, 4-20МА,	478,00 €	15	1	H5EP	0,214	1	
BPZ:TXM1.8X-ML	TXM1.8X-ML	МОДУЛЬ 8 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ, 4-20МА, ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЖК-ДИСПЛЕЙ	704,00 €	15	1	H5EP	0,231	1	
BPZ:TXS1.12F10	TXS1.12F10	МОДУЛЬ ПИТАНИЯ	223,00 €	57	1	H5EP	0,362	1	
BPZ:TXS1.EF10	TXS1.EF10	МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШИНЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 10А	64,70 €	15	1	H5EP	0,112	1	
Desigo									

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
Desigo / Desigo Controllers									
BPZ: PXA-C2	PXA-C2	АДАПТЕР ДЛЯ ЗАГРУЗКИ FIRMWARE	33,60 €	15	1	H5ES	0,023	1	
BPZ: PXA-C3	PXA-C3	АДАПТЕР USB - RS232	141,00 €	15	1	H5ES	0,259	1	
BPZ: PXA-H1	PXA-H1	ПЛАСТИКОВОЕ ОСНОВАНИЕ монтажные ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА	122,00 €	15	1	H5ES	0,312	1	
BPZ: PXC-NRUD	PXC-NRUD	АДАПТЕР ДЛЯ INTEGRAL NK МОДУЛЕЙ С 48 ТОЧКАМИ ДАННЫХ	798,00 €	15	1	H5ES	0,397	1	
BPZ: PXC-NRUF	PXC-NRUF	СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ INTEGRAL С 64 ТОЧКАМИ ДАННЫХ, BASNET ПО LONTALK ИЛИ RTP	5 200,00 €	15	1	H5ES	3,17	1	
BPZ: PXC00-E.D	PXC00-E.D	СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР С BASNET/IP КОММУНИКАЦИЕЙ	1 740,00 €	21	1	H5ES	0,504	1	
BPZ: PXC00.D	PXC00.D	СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР С BASNET/LONTALK КОММУНИКАЦИЕЙ	1 610,00 €	15	1	H5ES	0,479	1	
BPZ: PXC100-E.D	PXC100-E.D	КОНТРОЛЛЕР, ДО 200 ТОЧЕК ДАННЫХ, BASNET/IP	2 930,00 €	25	1	H5ES	0,508	1	
BPZ: PXC100.D	PXC100.D	КОНТРОЛЛЕР, ДО 200 ТОЧЕК ДАННЫХ, BASNET/LONTALK	2 930,00 €	15	1	H5ES	0,489	1	
BPZ: PXC12-E.D	PXC12-E.D	КОНТРОЛЛЕР НА 12 ТОЧЕК ДАННЫХ И BASNET НА IP	1 200,00 €	15	1	H5ES	0,793	1	
BPZ: PXC12.D	PXC12.D	КОНТРОЛЛЕР НА 12 ТОЧЕК ДАННЫХ И BASNET НА LONTALK	1 200,00 €	15	1	H5ES	0,793	1	
BPZ: PXC200-E.D	PXC200-E.D	КОНТРОЛЛЕР, ДО 350 ТОЧЕК ДАННЫХ, BASNET/IP	4 890,00 €	15	1	H5ES	0,507	1	
BPZ: PXC200.D	PXC200.D	КОНТРОЛЛЕР, ДО 350 ТОЧЕК ДАННЫХ, BASNET/LONTALK	4 890,00 €	15	1	H5ES	0,156	1	
BPZ: PXC22-E.D	PXC22-E.D	КОНТРОЛЛЕР НА 22 ТОЧКИ ДАННЫХ И BASNET НА IP	1 560,00 €	15	1	H5ES	0,877	1	
BPZ: PXC22.D	PXC22.D	КОНТРОЛЛЕР НА 22 ТОЧКИ ДАННЫХ И BASNET НА LONTALK	1 560,00 €	15	1	H5ES	0,88	1	
BPZ: PXX-L11	PXX-L11	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДО 60 КОМНАТНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ RXC/LONWORKS УСТРОЙСТВ	528,00 €	15	1	H5ES	0,165	1	
BPZ: PXX-L12	PXX-L12	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДО 120 КОМНАТНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ RXC/LONWORKS УСТРОЙСТВ	1 330,00 €	15	1	H5ES	0,167	1	
S55372-C109	PXC50.D	МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР PXC50.D, BASNET/LONTALK	1 830,00 €	15	1	H5ES	0,487	1	
S55372-C110	PXC50-E.D	МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР PXC50-E.D, BASNET/IP	2 030,00 €	15	1	H5ES	0,507	1	
S55372-C113	PXC001.D	ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР PXC001.D, BASNET/LONTALK	1 770,00 €	15	1	H5ES	0,695	1	
S55372-C114	PXC001-E.D	ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР PXC001-E.D, BASNET/IP	1 960,00 €	15	1	H5ES	0,693	1	
S55372-C115	PXA40-RS1	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ PXA40-RS1	1 150,00 €	15	1	H5ES	0,06	1	
S55372-C116	PXA40-RS2	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ PXA40-RS2	2 420,00 €	15	1	H5ES	0,06	1	
S55372-C118	PXC22.1.D	Станция автоматизации	1 770,00 €	15	1	H5ES	1,096	1	
S55372-C119	PXC22.1-E.D	Станция автоматизации	1 770,00 €	15	1	H5ES	1,091	1	
S55372-C120	PXC36.1.D	Станция автоматизации	2 710,00 €	15	1	H5ES	1,167	1	
S55372-C121	PXC36.1-E.D	Станция автоматизации	2 710,00 €	15	1	H5ES	1,16	1	
S55661-J120	TXI2.OPEN	ИНТЕГРАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ	574,00 €	35	1	H5ES	0,191	1	
S55661-J123	TXI2-S.OPEN	TX Open Модуль (40 DP)	371,00 €	15	1	H5ES	0,192	1	
S55842-Z107	PXX-PBUS	МОДУЛЬ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ PBUS	752,00 €	15	1	H5ES	0,167	1	
Desigo / DESIGO HMI									
BPZ: PXA-C1	PXA-C1	Кабель соединительный МЕЖДУ УСТРОЙСТВОМ ОПЕРАТОРА И КОНТРОЛЛЕРОМ	26,40 €	15	1	H5ES	0,101	1	
BPZ: PXM10	PXM10	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА, ЛОКАЛЬНАЯ, Английский язык	486,00 €	15	1	H5ES	0,349	1	
BPZ: PXM20	PXM20	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА С BASNET/LONTALK	1 500,00 €	15	1	H5ES	0,566	1	
S55372-C108	PXA-C4	АДАПТЕР PXA-C4 ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОШИВКИ PXM20	52,10 €	15	1	H5ES	0,009	1	
S55842-Z123	PXA.S30	Монтажная рамка	177,00 €	15	1	H5ES	1,09	1	
Desigo / Desigo Tools									
2000096648	CTX-LEN.5M-EXT	CTX-LEN.5M-EXT Лицензия DESIGO Xworks (S55802-Y150)	1 480,00 €	16	1	H5ES		1	
2000166693	CTX-LEN.5M-NEW	CTX-LEN.5M-NEW Лицензия DESIGO Xworks (S55802-Y150)	5 538,00 €	16	1	H5ES		1	
/ AUTOMATION CONTROLLER									
S55375-C100	PXC4.E16	Контроллер PXC4.E16	1 040,00 €	35	1	H5EX	0,4	1	
S55375-C101	PXC4.M16	Контроллер PXC4.M16	1 040,00 €	15	1	H5EX	0,4	1	
S55375-C103	PXC5.E003	Контроллер PXC5.E003	1 870,00 €	15	1	H5EX		1	
S55375-C108	PXC4.E16S	Контроллер PXC4.E16S	832,00 €	16	1	H5EX	0,553	1	
S55375-C109	PXC4.M16S	Контроллер PXC4.M16S	832,00 €	16	1	H5EX	0,553	1	
/ OPERATING & MONITORING									
S55623-H128	PXM30.E	Сенсорная Basnet IP панель 7 дюймов	1 940,00 €	15	1	H5EX	1,355	1	
S55623-H129	PXM40.E	Сенсорная Basnet IP панель 10 дюймов	2 980,00 €	15	1	H5EX	2,45	1	
S55623-H130	PXM50.E	Сенсорная Basnet IP панель 15 дюймов	4 530,00 €	15	1	H5EX	4,809	1	
S55623-H131	PXM30-1	Сенсорная IP панель 7 дюймов (требуется внешний web-сервер PXG3.W)	1 090,00 €	78	1	H5EX	1,353	1	
S55623-H132	PXM40-1	Сенсорная IP панель 10 дюймов (требуется внешний web-сервер PXG3.W)	1 840,00 €	85	1	H5EX	2,42	1	
S55623-H133	PXM50-1	Сенсорная IP панель 15 дюймов (требуется внешний web-сервер PXG3.W)	3 300,00 €	15	1	H5EX	4,806	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55842-Z119	PXA.V40	Монтажный комплект для PXM40.E	212,00 €	15	1	H5EX	1,515	1	
S55842-Z120	PXA.V50	Wall mounting-kit for PXM50.E und	319,00 €	15	1	H5EX	2,857	1	
/ IOT Devices									
S55842-Z121-A100	CXG3.X300	Connect X300 for Desigo, Apogee, FS20, a	1 850,00 €	15	1	H5EX	1,926	1	
/ INTEGRATION DEVICES									
S55842-Z105-A100	PXG3.L	МАРШРУТИЗАТОР BACNET, BACNET ETHERNET/IP B BACNET/LONTALK ИЛИ BACNET/MS/TP	1 240,00 €	35	1	H5EX	0,321	1	
S55842-Z106-A101	PXG3.M	МАРШРУТИЗАТОР BACNET, BACNET ETHERNET/IP B BACNET/MS/TP	957,00 €	15	1	H5EX	0,309	1	
OEM автоматика для котлов и горелок									
OEM автоматика для котлов и горелок / Автоматика для котлов и горелок HMI и модули									
BPZ:AVS37.294/101	AVS37.294/101	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	174,60 €	36	1	H5GA	0,244	5	
BPZ:AVS37.294/109	AVS37.294/109	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	141,62 €	36	20	H5GA	0,226	5	
BPZ:AVS37.294/301	AVS37.294/301	BPZ:ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА Д/КОНТРОЛЛЕРА КОТЛА	174,60 €	36	1	H5GA	0,244	5	
BPZ:AVS37.294/309	AVS37.294/309	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА	141,62 €	36	20	H5GA	0,226	5	
BPZ:AVS37.295/309	AVS37.295/309	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	141,62 €	36	20	H5GA	0,165	5	
BPZ:AVS37.295/509	AVS37.295/509	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	141,62 €	36	20	H5GA	0,23	5	
BPZ:AVS37.296/109	AVS37.296/109	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	145,50 €	36	20	H5GA	0,226	5	
BPZ:AVS37.297/509	AVS37.297/509	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	141,62 €	36	20	H5GA	0,226	5	
BPZ:AVS37.394/109	AVS37.394/109	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	132,89 €	36	133	H5GA	0,113	5	
BPZ:AVS37.396/109	AVS37.396/109	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	135,80 €	36	133	H5GA	0,113	5	
BPZ:AVS37.398/109	AVS37.398/109	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	130,95 €	36	133	H5GA	0,113	5	
BPZ:AVS74.261/109	AVS74.261/109	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	137,74 €	41	20	H5GA	0,213	5	
BPZ:AVS74.661/109	AVS74.661/109	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	146,47 €	41	20	H5GA	0,212	5	
BPZ:AVS74.761/109	AVS74.761/109	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	153,26 €	41	20	H5GA	0,215	5	
BPZ:AVS75.370/101	AVS75.370/101	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ	242,50 €	35	1	H5GA	0,368	5	
BPZ:AVS75.370/109	AVS75.370/109	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАСОС	164,90 €	50	20	H5GA	0,241	5	
BPZ:AVS75.390/101	AVS75.390/101	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ	184,30 €	50	1	H5GA	0,391	5	
BPZ:AVS75.390/109	AVS75.390/109	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ	140,65 €	50	20	H5GA	0,291	5	
BPZ:AVS75.391/109	AVS75.391/109	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ	146,47 €	78	20	H5GA	0,337	5	
BPZ:AVS92.290/109	AVS92.290/109	КОЖУХ ДЛЯ AVS37.294	2,15 €	15	100	H5GA	0,021	5	
BPZ:OCI345.06/101	OCI345.06/101	ШЛЮЗ ДЛЯ LPB RVS21	80,41 €	15	1	H5GA	0,059	5	
BPZ:OCI365.03/101	OCI365.03/101	Шлюз OpenTherm/LPB	111,55 €	15	20	H5GA	0,098	5	
BPZ:QAA50.110/101	QAA50.110/101	Датчик температуры комнатный	109,61 €	41	1	H5GA	0,157	5	
BPZ:QAA55.110/101	QAA55.110/101	Комнатное устройство	93,99 €	41	20	H5GA	0,13	5	
BPZ:QAA55.110/301	QAA55.110/301	Модуль комнатный	95,93 €	41	20	H5GA	0,19	5	
BPZ:QAA74.611/101	QAA74.611/101	КОМНАТНОЕ УСТРОЙСТВО	166,84 €	41	20	H5GA	0,228	5	
BPZ:QAA74.614/101	QAA74.614/101	КОМНАТНОЕ УСТРОЙСТВО	255,11 €	41	20	H5GA	0,228	5	
BPZ:QAA75.611/101	QAA75.611/101	КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР	235,71 €	41	20	H5GA	0,288	5	
S55806-Y191-B101	OCI351.01/101	Модуль Modbus	312,34 €	15	1	H5GA	0,045	5	
S55806-Y191-B109	OCI351.01/109	Модуль Modbus	103,79 €	15	72	H5GA	0,047	5	
OEM автоматика для котлов и горелок / Автоматика горелок для частного сектора									
BPZ:AGA34	AGA34	АКСЕССУАР	13,10 €	21	1	H5GA	0,015	5	
BPZ:AGK11	AGK11	СЪЕМНОЕ ОСНОВАНИЕДЛЯ АВТОМАТА ГОРЕНИЯ	8,99 €	36	1	H5GA	0,071	5	
BPZ:AGK11.6	AGK11.6	КОРЗИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМАТА ГОРЕНИЯ	9,80 €	36	1	H5GA	0,072	5	
BPZ:AGK11.7	AGK11.7	База для подключения устройств контроля пламени LFS1	26,09 €	36	1	H5GA	0,06	5	
BPZ:AGK20.19	AGK20.19	ВЫНОСНАЯ КНОПКА RESET ДЛЯ АВТОМАТОВ ГОРЕНИЯ 19мм	3,94 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGK20.43	AGK20.43	ВЫНОСНАЯ КНОПКА RESET ДЛЯ АВТОМАТОВ ГОРЕНИЯ 43мм	5,27 €	26	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGK20.55	AGK20.55	ВЫНОСНАЯ КНОПКА RESET ДЛЯ АВТОМАТОВ ГОРЕНИЯ 55мм	5,86 €	26	200	H5GA	0,01	5	
BPZ:AGK410494500	AGK410494500	СЪЕМНОЕ ОСНОВАНИЕ	4,91 €	21	1	H5GA	0,03	5	
BPZ:AGK52.0	AGK52.0	КОРПУС	0,55 €	21	500	H5GA	0,006	5	
BPZ:AGK52.2	AGK52.2	КОРПУС	0,55 €	21	500	H5GA	0,005	5	
BPZ:AGK52.4	AGK52.4	КОРПУС	0,54 €	21	500	H5GA	0,005	5	
BPZ:AGK53.0	AGK53.0	КОРПУС	0,71 €	21	500	H5GA	0,007	5	
BPZ:AGK53.1	AGK53.1	КОРПУС	0,71 €	21	500	H5GA	0,007	5	
BPZ:AGK53.2	AGK53.2	КОРПУС	0,71 €	21	500	H5GA	0,007	5	
BPZ:AGK53.3	AGK53.3	КОРПУС	0,71 €	21	500	H5GA	0,007	5	
BPZ:AGK53.4	AGK53.4	КОРПУС	0,71 €	21	500	H5GA	0,007	5	
BPZ:AGK53.5	AGK53.5	КОРПУС	0,71 €	21	500	H5GA	0,007	5	
BPZ:AGK53.6	AGK53.6	КОРПУС	0,71 €	21	500	H5GA	0,007	5	
BPZ:AGK53.7	AGK53.7	КОРПУС	0,71 €	21	500	H5GA	0,007	5	
BPZ:AGK54.0	AGK54.0	КОРПУС	0,99 €	21	500	H5GA	0,008	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:AGK54.1	AGK54.1	КОРПУС	0,99 €	21	500	H5GA	0,008	5	
BPZ:AGK54.2	AGK54.2	КОРПУС	0,99 €	21	500	H5GA	0,008	5	
BPZ:AGK58	AGK58	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЕКЕР	0,50 €	21	500	H5GA	0,05	5	
BPZ:AGK59	AGK59	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЕКЕР	0,71 €	21	500	H5GA	0,007	5	
BPZ:AGK60	AGK60	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЕКЕР	0,91 €	21	1	H5GA		5	
BPZ:LMO14.111C2	LMO14.111C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ/ГАЗ)	61,89 €	36	25	H5GA	0,13	5	
BPZ:LMO14.113C2	LMO14.113C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	61,30 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LMO24.011C2	LMO24.011C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	78,09 €	36	1	H5GA	0,15	5	
BPZ:LMO24.111C1	LMO24.111C1	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	83,71 €	36	1	H5GA	0,15	5	
BPZ:LMO24.111C2	LMO24.111C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	78,09 €	36	1	H5GA	0,15	5	
BPZ:LMO24.255C2	LMO24.255C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	79,35 €	36	1	H5GA	0,15	5	
BPZ:LMO39.100C1	LMO39.100C1	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	99,91 €	36	1	H5GA	0,15	5	
BPZ:LMO39.100C2	LMO39.100C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	99,91 €	36	1	H5GA	0,15	5	
BPZ:LMO64.300C2	LMO64.300C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	85,75 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LMO64.301C2	LMO64.301C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	85,75 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:QRB1C-A050B40A	QRB1C-A050B40A	Датчик ПЛАМЕНИ	29,49 €	21	1	H5GA	0,023	5	
BPZ:QRB1C-B080B70A	QRB1C-B080B70A	Датчик ПЛАМЕНИ	27,65 €	21	1	H5GA	0,023	5	
BPZ:QRC1A1.1013C27	QRC1A1.1013C27	Датчик ПЛАМЕНИ	100,88 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:QRC1A1.101C27	QRC1A1.101C27	Датчик ПЛАМЕНИ	97,97 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:QRC1A1.103C27	QRC1A1.103C27	Датчик ПЛАМЕНИ	97,97 €	21	1	H5GA	0,035	5	
BPZ:QRC1A1.170C27	QRC1A1.170C27	Датчик ПЛАМЕНИ	97,97 €	21	1	H5GA	0,03	5	
BPZ:QRC1A2.103C27	QRC1A2.103C27	Датчик ПЛАМЕНИ	101,85 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:QRC1A2.104C27	QRC1A2.104C27	Датчик ПЛАМЕНИ	101,85 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:QRC1A2.1341C27	QRC1A2.1341C27	Датчик ПЛАМЕНИ	102,82 €	21	1	H5GA	0,033	5	
BPZ:QRC1A2.141C27	QRC1A2.141C27	Датчик ПЛАМЕНИ	102,82 €	21	1	H5GA	0,035	5	
BPZ:QRC1A3.1013C27	QRC1A3.1013C27	Датчик ПЛАМЕНИ	111,55 €	21	1	H5GA	0,03	5	
BPZ:QRC1A3.101C27	QRC1A3.101C27	Датчик ПЛАМЕНИ	111,55 €	21	1	H5GA	0,03	5	
BPZ:QRC1A3.103C27	QRC1A3.103C27	Датчик ПЛАМЕНИ	108,64 €	21	1	H5GA	0,035	5	
BPZ:QRC1AA.1623C27	QRC1AA.1623C27	Датчик ПЛАМЕНИ	111,55 €	21	1	H5GA	0,2	5	
BPZ:QRC1C0.182C27	QRC1C0.182C27	Датчик ПЛАМЕНИ	113,49 €	21	1	H5GA	0,03	5	
BPZ:QRC1C2.103C27	QRC1C2.103C27	Датчик ПЛАМЕНИ	116,40 €	21	1	H5GA	0,03	5	
S55723-S201-A100	QRB4A-B036A25	Датчик пламени	26,38 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S202-A100	QRB4A-B050B70	Датчик пламени	26,38 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S203-A100	QRB4A-B070B70	Датчик пламени	26,38 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S204-A100	QRB4A-B150B70	Датчик пламени	28,71 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S205-A100	QRB4B-B036A25	Датчик пламени	27,94 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S206-A100	QRB4B-B050B70	Датчик пламени	27,94 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S207-A100	QRB4A-B050B70A	Датчик пламени	28,91 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S208-A100	QRB4A-B070B70A	Датчик пламени	28,91 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S209-A100	QRB4B-B050B70A	Датчик пламени	30,65 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S210-A100	QRB4A-B036B40B	Датчик пламени	27,94 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S211-A100	QRB4A-B050B70B	Датчик пламени	27,94 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S212-A100	QRB4A-B070B70B	Датчик пламени	27,94 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S213-A100	QRB4B-B036B40B	Датчик пламени	29,59 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S214-A100	QRB4B-B050B70B	Датчик пламени	29,59 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S215-A100	QRB4B-B070B70B	Датчик пламени	29,59 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S216-A100	QRB4B-C036B40	Датчик пламени	30,07 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S217-A100	QRB4B-C036B40B	Датчик пламени	31,72 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S218-A100	QRB4B-D050B40B	Датчик пламени	32,20 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S219-A100	QRB4A-B110B70	Датчик пламени	28,71 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S220-A100	QRB4B-D030A25	Датчик пламени	30,56 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S221-A100	QRB4B-B070B70	Датчик пламени	27,94 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S222-A100	QRB4B-B025B40B	Датчик пламени	29,59 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S223-A100	QRB4A-B036B40	Датчик пламени	26,38 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S224-A100	QRB4B-B036B40	Датчик пламени	27,94 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S225-A100	QRB4A-B150B70B	Датчик пламени	30,46 €	36	1	H5GA	0,08	5	
S55723-S226-A100	QRB4A-B150B70A	Датчик пламени	31,53 €	36		H5GA		5	
S55856-Z401-A100	AGK42	Фланец	0,91 €	21	1	H5GA	0,005	5	
S55856-Z402-A100	AGK43	Зажим	0,61 €	21	1	H5GA	0,005	5	
S55856-Z403-A100	AGK44	Фланец, с удлиненным отверстием	0,91 €	21	1	H5GA	0,04	5	
OEM автоматика для котлов и горелок / Автоматика горелок для коммерческого и промышленного сектора									
BPZ:ACS411	ACS411	Программа СЕРВИСНАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА RWFX	171,69 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:ACS450	ACS450	ОБЕСПЕЧЕНИЕ программное НА ДИСКЕ	1 241,60 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGA09	AGA09	АДАПТЕР	37,54 €	21	1	H5GA	0,015	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:AGA22	AGA22	Установочная пружина	9,51 €	21	1	H5GA	0,006	5	
BPZ:AGA23	AGA23	Установочная пружина	14,94 €	21	1	H5GA	0,025	5	
BPZ:AGA25.2	AGA25.2	Успокоительный дроссель для SKP25 / SKP26 , по желанию , для SKP25.2 / SKP26.2, при давлениях выше 20 мБар	26,48 €	21	1	H5GA	0,01	5	
BPZ:AGA28	AGA28	Пружина УСТАНОВОЧНАЯ (НЕОКРАШЕННАЯ) для SKP25.3	14,94 €	21	1	H5GA	0,001	5	
BPZ:AGA29	AGA29	Пружина УСТАНОВОЧНАЯ (НЕОКРАШЕННАЯ) для SKP25...	14,94 €	21	1	H5GA	0,001	5	
BPZ:AGA30.0	AGA30.0	Аксессуар, точная регулировка заданных значений для привода SKP25 1,5...12 кПа	166,84 €	21	1	H5GA	0,161	5	
BPZ:AGA30.1	AGA30.1	Аксессуар, точная регулировка заданных значений для привода SKP25 10...25 кПа	166,84 €	21	1	H5GA	0,161	5	
BPZ:AGA30.2	AGA30.2	Аксессуар, точная регулировка заданных значений для привода SKP25 10...36 кПа	166,84 €	21	1	H5GA	0,162	5	
BPZ:AGA32	AGA32	АКСЕССУАР для SQM...	23,67 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGA32.1	AGA32.1	КОРПУС	8,63 €	21	1	H5GA	0,757	5	
BPZ:AGA33	AGA33	АКСЕССУАР	5,39 €	21	1	H5GA	0,001	5	
BPZ:AGA40.0100U	AGA40.0100U	МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА	100,88 €	20	1	H5GA	0,285	5	
BPZ:AGA40.0150U	AGA40.0150U	МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА	95,93 €	18	1	H5GA	0,285	5	
BPZ:AGA40.40	AGA40.40	ПЛАСТИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ	101,85 €	21	1	H5GA	0,25	5	
BPZ:AGA40.41	AGA40.41	РАЗЪЕМ	101,85 €	21	1	H5GA	0,25	5	
BPZ:AGA45.11	AGA45.11	КРЫШКА С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ВЫВОДАМИ для ЗАЩИТНОЙ ТРУБЫ С НОРМАЛЬНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"	10,67 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:AGA45.12	AGA45.12	КРЫШКА С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ВЫВОДАМИ для МЕТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ	10,67 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:AGA45.4	AGA45.4	НАБОРЫ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ для SQM4X.X4X.XXX	21,53 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:AGA45.6	AGA45.6	НАБОРЫ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ для SQM4X.X6X.XXX и SQM4X.X7X.XXX	17,85 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:AGA55.5	AGA55.5	НАБОР для УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА	22,02 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGA56.1A97	AGA56.1A97	БЛОК АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ для КОНТРОЛЯ ПРИВОДА SQM5...	61,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGA56.41A17	AGA56.41A17	ЭЛЕКТРОННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ	224,07 €	21	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:AGA56.41A27	AGA56.41A27	БЛОК АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ для КОНТРОЛЯ ПРИВОДА SQM5...	224,07 €	21	1	H5GA	0,35	5	
BPZ:AGA56.41A87	AGA56.41A87	БЛОК АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ для КОНТРОЛЯ ПРИВОДА SQM5...	224,07 €	21	1	H5GA	0,25	5	
BPZ:AGA56.42A17	AGA56.42A17	БЛОК АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ для КОНТРОЛЯ ПРИВОДА SQM5...	224,07 €	21	1	H5GA	0,001	5	
BPZ:AGA56.43A17	AGA56.43A17	БЛОК АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ для КОНТРОЛЯ ПРИВОДА SQM5...	224,07 €	21	1	H5GA	0,001	5	
BPZ:AGA56.9A17	AGA56.9A17	БЛОК АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ для КОНТРОЛЯ ПРИВОДА SQM5...	495,67 €	21	1	H5GA	0,5	5	
BPZ:AGA56.9A27	AGA56.9A27	МОДУЛЬ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ	495,67 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGA56.9A87	AGA56.9A87	БЛОК АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ для КОНТРОЛЯ ПРИВОДА SQM5...	495,67 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGA57.1	AGA57.1	КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ, АДАПТЕР для ПРИВОДОВ SQM10 / 20	12,03 €	21	1	H5GA	0,04	5	
BPZ:AGA57.2	AGA57.2	АДАПТЕР для ПРИВОДА ME8	56,94 €	21	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:AGA57.3	AGA57.3	АДАПТЕР для ПРИВОДА HONEYWELL MOD. III	56,94 €	21	1	H5GA	0,6	5	
BPZ:AGA58.1	AGA58.1	Вал ПРИВОДНОЙ D10 мм, ОДНОСТОРОННИЙ, СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА DIN 6888, СООТВЕТСТВУЕТ ВАЛУ ПРИВОДА SQM10...	44,43 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGA58.1(10)	AGA58.1(10)	Вал ПРИВОДНОЙ D10 мм, ОДНОСТОРОННИЙ, СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА DIN 6888, СООТВЕТСТВУЕТ ВАЛУ ПРИВОДА SQM10..., ПО 10 ШТ. В УПАКОВКЕ	322,04 €	36	1	H5GA	3	5	
BPZ:AGA58.2	AGA58.2	Вал ПРИВОДНОЙ D12 мм, ОДНОСТОРОННИЙ, СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА DIN 6888, СООТВЕТСТВУЕТ ВАЛУ ПРИВОДА SQM20...	44,43 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGA58.3	AGA58.3	Вал ПРИВОДНОЙ D9 мм, ДВУХСТОРОННИЙ, СООТВЕТСТВУЕТ ВАЛУ ПРИВОДА ME8	44,43 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGA58.4	AGA58.4	Вал ПРИВОДНОЙ D9,5 мм, ДВУХСТОРОННИЙ, СООТВЕТСТВУЕТ ВАЛУ ПРИВОДА HONEYWELL MOD. III	44,43 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGA58.4(10)	AGA58.4(10)	Вал ПРИВОДНОЙ D9,5 мм, ДВУХСТОРОННИЙ, СООТВЕТСТВУЕТ ВАЛУ ПРИВОДА HONEYWELL MOD. III, ПО 10 ШТ. В УПАКОВКЕ	364,72 €	36	1	H5GA	3	5	
BPZ:AGA58.5	AGA58.5	Вал ПРИВОДНОЙ	44,43 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGA58.7	AGA58.7	ВАЛ	44,43 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGA58.7(10)	AGA58.7(10)	Вал ПРИВОДНОЙ D14 мм, ОДНОСТОРОННИЙ, С ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ШПОНКОЙ, DIN 6885, ОБЯЗАТЕЛЕН для SQM56..., ПО 10 ШТ. В УПАКОВКЕ	364,72 €	36	1	H5GA	3	5	
BPZ:AGA58.9	AGA58.9	Вал ПРИВОДНОЙ D12 мм, ДВУХСТОРОННИЙ	59,27 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGA60	AGA60	АДАПТЕР для ПРИВОДОВ SAX31... (ОТНОСИТСЯ К ГАЗОВЫМ КЛАПАНАМ VGD)	176,54 €	21	1	H5GA	0,001	5	
BPZ:AGA61	AGA61	КОМПЛЕКТ для РУЧНОЙ КОРРЕКЦИИ (ОТНОСИТСЯ К ГАЗОВЫМ КЛАПАНАМ VGD)	196,91 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:AGA62.000A000	AGA62.000A000	Штекерный соединительный кабель для SKP	41,03 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:AGA64	AGA64	КАБЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА DIN EN 175 301-8	4,09 €	21	4	H5GA	0,03	5	
BPZ:AGA65	AGA65	РАЗЪЕМ DIN EN 175 301-803-A/ISO 44	6,02 €	21	4	H5GA	0,035	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:AGA66	AGA66	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK для УСТАНОВКИ МЕЖДУ ПРИВОДОМ И КЛАПАНОМ (VG... / VR...)	41,03 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:AGA67	AGA67	РАЗЪЕМ	19,79 €	21	1	H5GA	0,01	5	
BPZ:AGA68	AGA68	ШТЕКЕРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ для AGA62.000A000 для СОВМЕСТНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНОВ	28,62 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGA70.3	AGA70.3	ПРИБОР монтажные ПРИВОДОВ SQN	1,88 €	21	1	H5GA	0,01	5	
BPZ:AGA75	AGA75	ДЕМПФЕР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	58,39 €	21	1	H5GA	0,035	5	
BPZ:AGA78	AGA78	ФИТИНГ	70,62 €	21	1	H5GA	0,03	5	
BPZ:AGF10.15	AGF10.15	ФЛАНЕЦ монтажные КЛАПАНОВ VKP	29,39 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGF10.15U	AGF10.15U	ФЛАНЕЦ монтажные КЛАПАНОВ VKP	29,39 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGF10.20	AGF10.20	ФЛАНЕЦ монтажные КЛАПАНОВ VKP	29,39 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGF10.20U	AGF10.20U	ФЛАНЕЦ монтажные КЛАПАНОВ VKP	29,39 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGF10.25	AGF10.25	ФЛАНЕЦ монтажные КЛАПАНОВ VKP	29,39 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGF10.25U	AGF10.25U	ФЛАНЕЦ монтажные КЛАПАНОВ VKP	29,39 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGF10.32	AGF10.32	ФЛАНЕЦ монтажные КЛАПАНОВ VKP	29,39 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGF10.32U	AGF10.32U	ФЛАНЕЦ монтажные КЛАПАНОВ VKP	29,39 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGF10.40	AGF10.40	ФЛАНЕЦ монтажные КЛАПАНОВ VKP	29,39 €	21	1	H5GA	0,315	5	
BPZ:AGF10.40U	AGF10.40U	ФЛАНЕЦ монтажные КЛАПАНОВ VKP	29,39 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGF10.50	AGF10.50	ФЛАНЕЦ	29,39 €	21	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGF10.50U	AGF10.50U	ФЛАНЕЦ	29,39 €	56	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AGG01	AGG01	СТЕКЛО/ЛИНЗА КВАРЦЕВОЕ	177,51 €	21	1	H5GA	0,008	5	
BPZ:AGG02	AGG02	ЛИНЗА	53,06 €	21	1	H5GA	0,006	5	
BPZ:AGG03	AGG03	ЛИНЗА	88,56 €	21	1	H5GA	0,007	5	
BPZ:AGG04	AGG04	УЗЕЛ МОНТАЖНЫЙ для QRA4...	53,84 €	21	1	H5GA	0,268	5	
BPZ:AGG05	AGG05	ШТУЦЕР	37,15 €	21	1	H5GA	0,161	5	
BPZ:AGG06	AGG06	ДЕРЖАТЕЛЬ ЛИНЗЫ	120,28 €	21	1	H5GA	0,164	5	
BPZ:AGG07	AGG07	ШАРОВАЯ ГОЛОВКА	240,56 €	21	1	H5GA	1,347	5	
BPZ:AGG08	AGG08	AGG08 КОМПЛЕКТ IP65 для QRA10	20,18 €	26	1	H5GA	0,2	5	
BPZ:AGG09	AGG09	КОМПЛЕКТ IP40 - УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАБЕЛЯ Ø 5...8 мм для RAR9	5,99 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:AGG16.C	AGG16.C	АДАПТЕР	206,61 €	21	1	H5GA	0,5	5	
BPZ:AGG2.110	AGG2.110	МОНТАЖНЫЙ АДАПТЕР QRI	127,07 €	21	1	H5GA	0,164	5	
BPZ:AGG2.120	AGG2.120	КРЕПЕЖ ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ (QRI)	13,29 €	21	1	H5GA	0,164	5	
BPZ:AGG3.131	AGG3.131	НАБОР РАЗЪЕМОВ для LMV3	161,02 €	51	1	H5GA	0,5	5	
BPZ:AGG3.132	AGG3.132	КОМПЛЕКТ ШТЕКЕРНЫХ РАЗЪЕМОВ, УПАКОВКА ПО 10 ШТ. для LMV2/3	1 328,90 €	21	1	H5GA	3	5	
BPZ:AGG3.151	AGG3.151	НАБОР КЛЕММ для AGM60.1A9	88,85 €	21	1	H5GA	0,25	5	
BPZ:AGG3.162	AGG3.162	НАБОР КЛЕММ для AGM60.4A9	631,47 €	21	1	H5GA	0,25	5	
BPZ:AGG3.710	AGG3.710	КОМПЛЕКТ КЛЕМНИКОВ для LME7X/8X	121,25 €	76	1	H5GA	0,25	5	
BPZ:AGG3.720	AGG3.720	КОМПЛЕКТ ШТЕКЕРНЫХ РАЗЪЕМОВ для LMV2/3	1 173,70 €	76	1	H5GA	0,25	5	
BPZ:AGG5.110	AGG5.110	КОМПЛЕКТ для ПОДКЛЮЧЕНИЯ	7,39 €	26	1	H5GA	0,01	5	
BPZ:AGG5.210	AGG5.210	ПИТАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР для LMVX-СИСТЕМ (CША)	105,73 €	26	1	H5GA	2,2	5	
BPZ:AGG5.220	AGG5.220	ТРАНСФОРМАТОР	62,66 €	21	1	H5GA	2,23	5	
BPZ:AGG5.310	AGG5.310	Датчик определения скорости вращения вентилятора	304,58 €	23	1	H5GA	0,2	5	
BPZ:AGG5.315	AGG5.315	ИНДУКТИВНЫЙ Датчик	304,58 €	23	1	H5GA	0,2	5	
BPZ:AGG5.631	AGG5.631	КАБЕЛЬ для CAN-BUS	1 105,80 €	26	1	H5GA	5	5	
BPZ:AGG5.635	AGG5.635	Кабель соединительный	93,02 €	26	1	H5GA	0,279	5	
BPZ:AGG5.641	AGG5.641	КАБЕЛЬ для CAN-BUS	1 183,40 €	26	1	H5GA	9,883	5	
BPZ:AGG5.720	AGG5.720	НАБОР СТАНДАРТНЫХ РАЗЪЕМОВ LMV5	231,83 €	26	1	H5GA	0,268	5	
BPZ:AGG5.721	AGG5.721	НАБОР СТАНДАРТНЫХ РАЗЪЕМОВ LMV5	72,07 €	26	1	H5GA	0,25	5	
BPZ:AGG9.201	AGG9.201	Штекер одиночный для LME7X	344,35 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.202	AGG9.202	Штекер одиночный для LMV5X, LME7X	344,35 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.203	AGG9.203	Штекер одиночный для LMV2/3/5, LME7X	344,35 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.204	AGG9.204	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LMV5X	344,35 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.205	AGG9.205	Штекер одиночный для LMV5X,	344,35 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.206	AGG9.206	Штекер одиночный для LMV2X/3X	344,35 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.207	AGG9.207	Штекер одиночный для LMV5X	344,35 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.208	AGG9.208	Штекер одиночный для LMV5X	344,35 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.209	AGG9.209	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LME7X	344,35 €	46	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.217	AGG9.217	Штекер одиночный для LMV2X/3X	344,35 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.218	AGG9.218	Штекер одиночный для LMV5X	344,35 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.219	AGG9.219	Штекер одиночный для LMV5X	344,35 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.301	AGG9.301	Штекер одиночный для LME7X	436,50 €	46	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.302	AGG9.302	Штекер одиночный для LME7X	436,50 €	96	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.303	AGG9.303	Штекер одиночный для LMV2X/3X	436,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:AGG9.304	AGG9.304	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LMV5X	436,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.305	AGG9.305	Штекер одиночный для LMV5X	436,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.306	AGG9.306	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LMV5X	436,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.307	AGG9.307	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LMV5X	436,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.308	AGG9.308	Штекер одиночный для LMV5X	436,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.309	AGG9.309	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LMV5X	436,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.310	AGG9.310	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LMV5X	436,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.311	AGG9.311	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LMV5X	436,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.312	AGG9.312	Штекер одиночный для LMV5X	436,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.313	AGG9.313	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LME7X	436,50 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.401	AGG9.401	Штекер одиночный для LME7X	532,53 €	76	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.402	AGG9.402	Штекер одиночный для LMV5X	532,53 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.403	AGG9.403	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LMV5X	532,53 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.404	AGG9.404	Штекер одиночный для LMV5X	532,53 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.405	AGG9.405	Штекер одиночный для LME7X	532,53 €	56	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.406	AGG9.406	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LMV5X	532,53 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.407	AGG9.407	Штекер одиночный для LMV5X	532,53 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.408	AGG9.408	Штекер одиночный для LMV5X	532,53 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.409	AGG9.409	Штекер одиночный для LMV5X	532,53 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.410	AGG9.410	Штекер одиночный для LMV5X	532,53 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.417	AGG9.417	Штекер одиночный для LMV5X	532,53 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.501	AGG9.501	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LMV5X	592,67 €	46	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.502	AGG9.502	Штекер одиночный для LMV5X	592,67 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.503	AGG9.503	Штекер одиночный для LMV5X	592,67 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.504	AGG9.504	Штекер одиночный для LMV2X/3X, LME7X	592,67 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.601	AGG9.601	Штекер одиночный для LME7X	717,80 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.822	AGG9.822	Штекер одиночный для LME7X	335,62 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.831	AGG9.831	Штекер одиночный для LMV2/3/5, LME7X	536,41 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.841	AGG9.841	Штекер одиночный для LMV2/3/5, LME7X	703,25 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.853	AGG9.853	Штекер одиночный для LMV2/3/5	870,09 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGG9.861	AGG9.861	Штекер одиночный для LMV2/3/5	1 008,80 €	21	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:AGK25	AGK25	КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ	16,59 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:AGK65	AGK65	ДЕРЖАТЕЛЬ САЛЬНИКА КАБЕЛЯ	2,38 €	21	1	H5GA	0,01	5	
BPZ:AGK65.1	AGK65.1	ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ ДЛЯ AGK11	2,38 €	21	1	H5GA	0,012	5	
BPZ:AGK66	AGK66	КОРЗИНА ДЛЯ АВТОМАТА ГОРЕНИЯ	1,30 €	21	1	H5GA	0,01	5	
BPZ:AGM23	AGM23	РАЗЪЕМ С ПРОВОДАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ Датчика ПЛАМЕНИ QRA7...	86,72 €	51	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:AGM23U	AGM23U	РАЗЪЕМ AGM23 С ПРОВОДАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ Датчика ПЛАМЕНИ QRA7...В МОДИФИКАЦИИ для США	168,78 €	51	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:AGM60.1A9	AGM60.1A9	Устройство переключения для работы с двумя видами топлива	551,93 €	51	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:AGM60.4A9	AGM60.4A9	Устройство переключения для работы с двумя видами топлива	590,73 €	51	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:AGO20.001A	AGO20.001A	КОЛЛЕКТОР УХОДЯЩИХ ГАЗОВ	213,40 €	21	1	H5GA	0,5	5	
BPZ:AGO20.002A	AGO20.002A	КОЛЛЕКТОР УХОДЯЩИХ ГАЗОВ	236,68 €	21	1	H5GA	0,5	5	
BPZ:AGQ1.1A27	AGQ1.1A27	УСИЛИТЕЛЬ ДатчикА	109,61 €	23	1	H5GA	0,143	5	
BPZ:AGQ1.2A27	AGQ1.2A27	УСИЛИТЕЛЬ ДатчикА	106,70 €	23	1	H5GA	0,138	5	
BPZ:AGQ3.1A27	AGQ3.1A27	УФ-АДАПТЕР	114,46 €	23	1	H5GA	0,86	5	
BPZ:AGQ3.2A27	AGQ3.2A27	УФ-АДАПТЕР	147,44 €	23	1	H5GA	0,138	5	
BPZ:AGR450211310	AGR450211310	УФ-ДЕТЕКТОР	125,13 €	21	1	H5GA	0,01	5	
BPZ:AGR450240650	AGR450240650	ЗАПАСНОЙ ЭЛЕМЕНТ для Датчика	137,74 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:AGV50.100	AGV50.100	Кабель соединительный (10ШТ)	132,89 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:AGV50.300	AGV50.300	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ РОЗЖИГА	170,72 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:AGV60.50	AGV60.50	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ РОЗЖИГА	14,65 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:AGV61.100	AGV61.100	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ РОЗЖИГА	18,24 €	21	1	H5GA	0,02	5	
BPZ:ASK33.1	ASK33.1	МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА для УСТАНОВКИ VKP40 на SQM	28,42 €	36	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:ASK33.2	ASK33.2	МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА для УСТАНОВКИ VKP40 на SQN13	38,61 €	36	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:ASK33.3	ASK33.3	Набор монтажный для УСТАНОВКИ SQM45... / SQM33... на VKF41...С	28,03 €	36	1	H5GA	0,31	5	
BPZ:ASZ12.30	ASZ12.30	ПОТЕНЦИОМЕТР	95,06 €	21	1	H5GA	0,015	5	
BPZ:ASZ12.33	ASZ12.33	ПОТЕНЦИОМЕТР	95,06 €	21	1	H5GA	0,015	5	
BPZ:ASZ12.703	ASZ12.703	ПОТЕНЦИОМЕТР	108,64 €	21	1	H5GA	0,045	5	
BPZ:ASZ12.733	ASZ12.733	ПОТЕНЦИОМЕТР	108,64 €	21	1	H5GA	0,028	5	
BPZ:ASZ12.803	ASZ12.803	ПОТЕНЦИОМЕТР	98,94 €	21	1	H5GA	0,044	5	
BPZ:ASZ12.833	ASZ12.833	ПОТЕНЦИОМЕТР	98,94 €	21	1	H5GA	0,031	5	
BPZ:ASZ16.703	ASZ16.703	ПОТЕНЦИОМЕТР	108,64 €	21	1	H5GA	0,028	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:ASZ16.733	ASZ16.733	ПОТЕНЦИОМЕТР	108,64 €	21	1	H5GA	0,028	5	
BPZ:ASZ22.30	ASZ22.30	ПОТЕНЦИОМЕТР	187,21 €	21	1	H5GA	0,015	5	
BPZ:ASZ22.33	ASZ22.33	ПОТЕНЦИОМЕТР	187,21 €	21	1	H5GA	0,015	5	
BPZ:ASZ22.703	ASZ22.703	ПОТЕНЦИОМЕТР	222,13 €	21	1	H5GA	0,042	5	
BPZ:ASZ22.733	ASZ22.733	ПОТЕНЦИОМЕТР	222,13 €	21	1	H5GA	0,042	5	
BPZ:ASZ22.803	ASZ22.803	ПОТЕНЦИОМЕТР	191,09 €	21	1	H5GA	0,057	5	
BPZ:ASZ22.833	ASZ22.833	ПОТЕНЦИОМЕТР	191,09 €	21	1	H5GA	0,042	5	
BPZ:ASZ22.903	ASZ22.903	ПОТЕНЦИОМЕТР ДВОЙНОЙ, 1000/1000 OM	226,01 €	21	1	H5GA	0,042	5	
BPZ:ASZ22.933	ASZ22.933	ПОТЕНЦИОМЕТР	226,01 €	21	1	H5GA	0,042	5	
BPZ:ASZ66.703	ASZ66.703	ПОТЕНЦИОМЕТР	226,01 €	21	1	H5GA	0,042	5	
BPZ:AZL21.00A9	AZL21.00A9	КОНТРОЛЛЕР С ДИСПЛЕЕМ	92,73 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AZL23.00A9	AZL23.00A9	КОНТРОЛЛЕР С ДИСПЛЕЕМ	124,16 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AZL52.00B1	AZL52.00B1	ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА	664,45 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AZL52.01B1	AZL52.01B1	БЛОК ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 1	664,45 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AZL52.02B1	AZL52.02B1	Блок индикации и управления	664,45 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AZL52.09B1	AZL52.09B1	ДИСПЛЕЙ	704,22 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:AZL52.40B1	AZL52.40B1	БЛОК ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 1	785,70 €	36	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:KF8833	KF8833	СЕРВИСНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ AGK85... / LMO... / LOA...	255,11 €	56	1	H5GA	0,18	5	
BPZ:KF8896	KF8896	Адаптер для LFS1	97,97 €	23	1	H5GA	0,11	5	
BPZ:LFS1.11A1	LFS1.11A1	Устройство контроля пламени	332,71 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LFS1.11A2	LFS1.11A2	Устройство контроля пламени	291,00 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LFS1.21A1	LFS1.21A1	Устройство контроля пламени	355,99 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LFS1.21A2	LFS1.21A2	Устройство контроля пламени	312,34 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME11.230C2	LME11.230C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	92,05 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME11.330C2	LME11.330C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	92,05 €	36	25	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME21.130C1	LME21.130C1	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	120,28 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME21.130C2	LME21.130C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	111,55 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME21.230C2	LME21.230C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	111,55 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME21.330C1	LME21.330C1	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	120,28 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME21.330C2	LME21.330C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	111,55 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME21.350C1	LME21.350C1	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	120,28 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME21.350C2	LME21.350C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	111,55 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME21.550C2	LME21.550C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	111,55 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME22.131C2	LME22.131C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	124,16 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME22.231C2	LME22.231C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	124,16 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME22.232C2	LME22.232C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	124,16 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME22.233C2	LME22.233C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	124,16 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME22.331C1	LME22.331C1	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	132,89 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME22.331C2	LME22.331C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	124,16 €	36	25	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME23.331C2	LME23.331C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	129,98 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME23.351C2	LME23.351C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	129,98 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME39.100C1	LME39.100C1	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	154,23 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME39.100C2	LME39.100C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	145,50 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME39.400C1	LME39.400C1	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	154,23 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME39.400C2	LME39.400C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	145,50 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME41.051C2	LME41.051C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	76,15 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME41.054C2	LME41.054C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	76,15 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME41.071C2	LME41.071C2	Автомат горения	76,15 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME41.091C2	LME41.091C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	76,15 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME41.092C2	LME41.092C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	76,15 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME44.056C2	LME44.056C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	129,98 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME44.057C1	LME44.057C1	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	140,65 €	36	25	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME44.057C2	LME44.057C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	129,98 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME44.190C2	LME44.190C2	Микропроцессорный автомат горения, без корзины подключения, для атмосферной и 2-х ступенчатой горелки, применяется с датчиками пламени QRB, QRC, TSA = 5сек, время работы привода 8 сек., 230 В, 50 / 60Гц	129,98 €	36	1	H5GA	0,13	5	
BPZ:LME71.000A1	LME71.000A1	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ	268,69 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LME71.000A2	LME71.000A2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ	251,23 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LME72.000A2	LME72.000A2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ	251,23 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LME73.000A1	LME73.000A1	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ	336,59 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LME73.000A2	LME73.000A2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ	316,22 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LMO44.255C2	LMO44.255C2	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	84,88 €	36	1	H5GA	0,15	5	
BPZ:LMV26.300A2	LMV26.300A2	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	590,73 €	36	1	H5GA	0,655	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:LMV27.100A2	LMV27.100A2	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	394,79 €	36	1	H5GA	0,655	5	
BPZ:LMV36.520A1	LMV36.520A1	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	631,47 €	36	1	H5GA	0,655	5	
BPZ:LMV37.400A2	LMV37.400A2	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	584,91 €	36	1	H5GA	0,655	5	
BPZ:LMV37.420A1	LMV37.420A1	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	616,92 €	36	1	H5GA	0,655	5	
BPZ:LMV50.320B2	LMV50.320B2	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	2 764,50 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LMV51.000C2	LMV51.000C2	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	1 028,20 €	36	1	H5GA	0,6	5	
BPZ:LMV51.040C1	LMV51.040C1	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	1 183,40 €	36	1	H5GA	0,6	5	
BPZ:LMV51.100C1	LMV51.100C1	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	1 561,70 €	36	1	H5GA	0,6	5	
BPZ:LMV51.100C2	LMV51.100C2	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	1 416,20 €	36	1	H5GA	0,6	5	
BPZ:LMV51.140C1	LMV51.140C1	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	1 532,60 €	36	1	H5GA	0,6	5	
BPZ:LMV51.300B1	LMV51.300B1	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	2 628,70 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LMV51.300B2	LMV51.300B2	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	2 318,30 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LMV51.340B1	LMV51.340B1	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	2 628,70 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LMV52.200B1	LMV52.200B1	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	3 424,10 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LMV52.200B2	LMV52.200B2	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	3 113,70 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LMV52.240B1	LMV52.240B1	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	3 424,10 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LMV52.400B2	LMV52.400B2	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	3 724,80 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:LMV52.440B1	LMV52.440B1	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	4 365,00 €	36	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:OCI400	OCI400	ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС	93,12 €	23	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:OCI410.20	OCI410.20	ШЛЮЗ VCI-PC-TOOL	350,17 €	46	1	H5GA	0,2	5	
BPZ:OCI410.30	OCI410.30	ШЛЮЗ VCI-PC-TOOL	651,84 €	46	1	H5GA	0,2	5	
BPZ:OCI410.31	OCI410.31	ШЛЮЗ VCI-PC-TOOL	826,44 €	46	1	H5GA	0,1	5	
BPZ:OCI410.40	OCI410.40	ШЛЮЗ VCI-PC-TOOL	1 940,00 €	46	1	H5GA	0,2	5	
BPZ:OCI412.10	OCI412.10	АППАРАТНЫЙ КОНВЕРТЕР MODBUS	323,98 €	26	1	H5GA	0,2	5	
BPZ:PLL52.110A100	PLL52.110A100	Модуль CAN-шины для контроля O2	2 007,90 €	23	1	H5GA	2,2	5	
BPZ:PLL52.110A200	PLL52.110A200	Модуль CAN-шины для контроля O2	1 804,20 €	23	1	H5GA	2,2	5	
BPZ:PME71.111A1	PME71.111A1	Модуль программирующий для LME71.000A1	96,13 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME71.111A2	PME71.111A2	Модуль программирующий для LME71.000A2	96,13 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME71.112A1	PME71.112A1	Модуль программирующий для LME71.000A1	96,13 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME71.112A2	PME71.112A2	Модуль программирующий для LME71.000A2	96,13 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME71.401A1	PME71.401A1	Модуль программирующий для LME71.000A1	96,13 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME71.401A2	PME71.401A2	Модуль программирующий для LME71.000A2	96,13 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME71.402A1	PME71.402A1	Модуль программирующий для LME71.000A1	96,13 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME71.402A2	PME71.402A2	Модуль программирующий для LME71.000A2	96,13 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME71.901A1	PME71.901A1	Модуль программирующий для LME71.000A1	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME71.901A2	PME71.901A2	Модуль программирующий для LME71.000A2	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME72.521A2	PME72.521A2	Модуль программирующий	69,26 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME72.541A2	PME72.541A2	Модуль программирующий	69,26 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.810A1	PME73.810A1	Модуль программирующий для LME73.000A1	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.810A2	PME73.810A2	Модуль программирующий для LME73.000A2	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.811A1	PME73.811A1	Модуль программирующий для LME73.000A1	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.811A2	PME73.811A2	Модуль программирующий для LME73.000A2	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.812A1	PME73.812A1	Модуль программирующий для LME73.000A1	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.812A2	PME73.812A2	Модуль программирующий для LME73.000A2	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.820A1	PME73.820A1	Модуль программирующий для LME73.000A1	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.820A2	PME73.820A2	Модуль программирующий для LME73.000A2	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.830A1	PME73.830A1	Модуль программирующий для LME73.000A1	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.830A2	PME73.830A2	Модуль программирующий для LME73.000A2	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.831A1	PME73.831A1	Модуль программирующий для LME73.000A1	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.831A2	PME73.831A2	Модуль программирующий для LME73.000A2	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.840A1	PME73.840A1	Модуль программирующий для LME73.000A1	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:PME73.840A2	PME73.840A2	Модуль программирующий для LME73.000A2	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
BPZ:QGO20.000D17	QGO20.000D17	Датчик КИСЛОРОДА	4 025,50 €	21	1	H5GA	1,278	5	
BPZ:QGO20.000D27	QGO20.000D27	Датчик КИСЛОРОДА	3 637,50 €	21	1	H5GA	1,278	5	
BPZ:QRA10.C	QRA10.C	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	375,39 €	36	1	H5GA	0,785	5	
BPZ:QRA10M.C	QRA10M.C	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	403,52 €	36	1	H5GA	0,785	5	
BPZ:QRA2	QRA2	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	146,47 €	36	50	H5GA	0,031	5	
BPZ:QRA2(1)	QRA2(1)	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	155,20 €	36	1	H5GA	0,046	5	
BPZ:QRA2(2)	QRA2(2)	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	155,20 €	36	1	H5GA	0,046	5	
BPZ:QRA2.9	QRA2.9	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	155,20 €	21	1	H5GA	0,03	5	
BPZ:QRA2M	QRA2M	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	178,48 €	36	1	H5GA	0,031	5	
BPZ:QRA2M(1)	QRA2M(1)	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	186,24 €	36	1	H5GA	0,044	5	
BPZ:QRA2M(2)	QRA2M(2)	Датчик пламени , высокая чувствительность, фланец (4 241 8898 0) / зажим	187,21 €	36	1	H5GA	0,044	5	
BPZ:QRA4.U	QRA4.U	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	156,17 €	56	1	H5GA	0,22	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:QRA4M.U	QRA4M.U	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	186,24 €	36	1	H5GA	0,22	5	
BPZ:QRA73.A17	QRA73.A17	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	746,90 €	23	1	H5GA	0,68	5	
BPZ:QRA73.A27	QRA73.A27	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	699,37 €	23	1	H5GA	0,68	5	
BPZ:QRA75.A17	QRA75.A17	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	746,90 €	23	1	H5GA	0,68	5	
BPZ:QRA75.A27	QRA75.A27	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	699,37 €	23	1	H5GA	0,68	5	
BPZ:QRI2A2.B180B	QRI2A2.B180B	ИК-Датчик ПЛАМЕНИ	472,39 €	21	1	H5GA	0,14	5	
BPZ:QRI2B2.B180B	QRI2B2.B180B	ИК-Датчик ПЛАМЕНИ	472,39 €	21	1	H5GA	0,209	5	
BPZ:QRI2B2.B180B1	QRI2B2.B180B1	ИК-Датчик ПЛАМЕНИ	481,12 €	21	1	H5GA	0,14	5	
BPZ:RAR9	RAR9	Датчик	119,31 €	23	1	H5GA	0,044	5	
BPZ:RAR9(1)	RAR9(1)	Датчик	127,07 €	23	1	H5GA	0,044	5	
BPZ:RAR9(2)	RAR9(2)	ФОТОДатчик С ФЛАНЦЕМ	127,07 €	23	1	H5GA	0,085	5	
BPZ:RWF50.20A9	RWF50.20A9	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ И ГОРЕЛОК	298,76 €	66	1	H5GA	0,6	5	
BPZ:RWF50.21A9	RWF50.21A9	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ И ГОРЕЛОК	285,18 €	66	30	H5GA	0,6	5	
BPZ:RWF50.30A9	RWF50.30A9	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ И ГОРЕЛОК	385,09 €	66	1	H5GA	0,6	5	
BPZ:RWF50.31A9	RWF50.31A9	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ И ГОРЕЛОК	369,57 €	66	30	H5GA	0,6	5	
BPZ:RWF55.50A9	RWF55.50A9	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ И ГОРЕЛОК	643,11 €	66	1	H5GA	0,6	5	
BPZ:RWF55.51A9	RWF55.51A9	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ И ГОРЕЛОК	614,98 €	66	20	H5GA	0,4	5	
BPZ:RWF55.60A9	RWF55.60A9	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ И ГОРЕЛОК	948,66 €	66	1	H5GA	0,6	5	
BPZ:RWF55.61A9	RWF55.61A9	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ И ГОРЕЛОК	897,25 €	66	20	H5GA	0,6	5	
S55333-B103-C100	LME41.052C2	Автомат горения	76,15 €	36	25	H5GA	0,13	5	
S55333-B201-A100	LME75.000A1	Автомат горения	545,14 €	41	1	H5GA	0,85	5	
S55333-B202-A100	LME75.000A2	Автомат горения	509,25 €	41	1	H5GA	0,85	5	
S55333-B203-A100	LME76.000A1	Автомат горения	545,14 €	41	1	H5GA	0,85	5	
S55333-B204-A100	LME76.000A2	Автомат горения	509,25 €	41	1	H5GA	0,85	5	
S55333-B301-A100	PME75.231A1	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B302-A100	PME75.231A2	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B303-A100	PME75.811A1	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B304-A100	PME75.811A2	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B305-A100	PME75.812A1	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B306-A100	PME75.812A2	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B307-A100	PME75.831A1	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B308-A100	PME75.831A2	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B310-A100	PME76.231A2	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B311-A100	PME76.811A1	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B312-A100	PME76.811A2	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B314-A100	PME76.812A2	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B315-A100	PME76.831A1	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55333-B316-A100	PME76.831A2	Модуль программирующий	154,23 €	21	1	H5GA	0,05	5	
S55402-C201-A100	LMV36.300A2	МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ	596,55 €	36	1	H5GA	0,655	5	
S55451-D201-A100	SQM45.291B9	Привод воздушной заслонки	432,62 €	71	1	H5GA	0,99	5	
S55451-D202-A100	SQM45.295B9	Привод воздушной заслонки	413,22 €	71	1	H5GA	0,99	5	
S55451-D301-A100	SQM48.497B9	Привод воздушной заслонки	1 028,20 €	71	1	H5GA	1,65	5	
S55451-D302-A100	SQM48.697B9	Привод воздушной заслонки	2 279,50 €	71	1	H5GA	1,65	5	
S55452-D301-A100	SQM40.367A10	Привод заслонки	438,44 €	56	1	H5GA	1,15	5	
S55452-D304-A100	SQM41.181A20	Привод заслонки	346,29 €	41	1	H5GA	1,4	5	
S55452-D305-A100	SQM40.285A20	Привод заслонки	353,08 €	56	1	H5GA	1,5	5	
S55452-D307-A100	SQM41.215R13	Привод заслонки	508,28 €	56	1	H5GA	1,3	5	
S55454-D301-A100	SQN72.4C4A21	привод	156,17 €	56	16	H5GA	0,4	5	
S55454-D304-A100	SQN70.264B20	Привод заслонки	146,47 €	56	1	H5GA	0,393	5	
S55454-D305-A100	SQN70.464B20	Привод заслонки	146,47 €	56	1	H5GA	0,325	5	
S55454-D306-A100	SQN70.464B23	Привод заслонки	151,32 €	56	1	H5GA	0,325	5	
S55454-D307-A100	SQN70.664B20	Привод заслонки	146,47 €	56	1	H5GA	0,325	5	
S55454-D308-A100	SQN70.664B23	Привод заслонки	151,32 €	56	1	H5GA	0,325	5	
S55454-D309-A100	SQN71.264B20	Привод заслонки	146,47 €	56	1	H5GA	0,393	5	
S55454-D310-A100	SQN71.464B21	Привод заслонки	143,56 €	56	1	H5GA	0,325	5	
S55454-D311-A100	SQN71.664B10	Привод заслонки	154,23 €	56	1	H5GA	0,325	5	
S55454-D312-A100	SQN71.664B20	Привод заслонки	146,47 €	56	1	H5GA	0,325	5	
S55454-D313-A100	SQN71.669B23	Привод заслонки	159,08 €	56	1	H5GA	0,325	5	
S55454-D314-A100	SQN70.664B21	Привод заслонки	146,47 €	56	1	H5GA	0,325	5	
S55454-D315-A100	SQN70.224B20	Привод заслонки	188,18 €	56	1	H5GA	0,423	5	
S55454-D316-A100	SQN70.244B20	Привод заслонки	196,91 €	56	1	H5GA	0,434	5	
S55454-D317-A100	SQN70.254B20	Привод заслонки	196,91 €	56	1	H5GA	0,43	5	
S55454-D319-A100	SQN70.324B20	Привод заслонки	188,18 €	56	1	H5GA	0,353	5	
S55454-D320-A100	SQN70.424B20	Привод заслонки	188,18 €	56	1	H5GA	0,353	5	
S55454-D321-A100	SQN70.454B20	Привод заслонки	196,91 €	56	1	H5GA	0,36	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
S55454-D322-A100	SQN70.624B20	Привод заслонки	188,18 €	56	1	H5GA	0,352	5	
S55454-D324-A100	SQN71.244B20	Привод заслонки	196,91 €	56	1	H5GA	0,353	5	
S55454-D325-A100	SQN71.424B20	Привод заслонки	188,18 €	56	1	H5GA	0,353	5	
S55454-D326-A100	SQN71.444B20	Привод заслонки	196,91 €	56	1	H5GA	0,364	5	
S55454-D327-A100	SQN71.624B23	Привод заслонки	190,12 €	56	1	H5GA	0,352	5	
S55590-G101-A100	VG20.3211	двойной газовый клапан	297,79 €	41	1	H5GA	2,3	5	
S55590-G102-A100	VG20.323U	двойной газовый клапан	326,89 €	41	1	H5GA	3,26	5	
S55590-G103-A100	VG20.2511	двойной газовый клапан	297,79 €	41	1	H5GA	2,3	5	
S55590-G104-A100	VG20.253U	двойной газовый клапан	326,89 €	41	1	H5GA	3,26	5	
S55592-G101-A100	VKF10.032	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	347,26 €	23	1	H5GA	2,3	5	
S55592-G102-A100	VKF10.040	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	347,26 €	23	1	H5GA	2,5	5	
S55592-G103-A100	VKF10.050	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	354,05 €	23	1	H5GA	2,9	5	
S55592-G104-A100	VKF10.065	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	364,72 €	23	1	H5GA	3,4	5	
S55592-G105-A100	VKF10.080	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	376,36 €	23	1	H5GA	3,6	5	
S55592-G106-A100	VKF10.100	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	389,94 €	23	1	H5GA	4,3	5	
S55592-G107-A100	VKF10.125	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	485,97 €	23	1	H5GA	7,6	5	
S55592-G108-A100	VKF10.150	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	522,83 €	23	1	H5GA	9,6	5	
S55592-G109-A100	VKF10.200	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	581,03 €	23	1	H5GA	12,8	5	
S55592-G110-A100	VKF11.032	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	367,63 €	23	1	H5GA	2,3	5	
S55592-G111-A100	VKF11.040	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	367,63 €	23	1	H5GA	2,5	5	
S55592-G112-A100	VKF11.050	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	374,42 €	23	1	H5GA	2,9	5	
S55592-G113-A100	VKF11.065	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	385,09 €	23	1	H5GA	3,4	5	
S55592-G114-A100	VKF11.080	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	397,70 €	23	1	H5GA	3,6	5	
S55592-G115-A100	VKF11.100	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	410,31 €	23	1	H5GA	4,3	5	
S55592-G116-A100	VKF11.125	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	499,55 €	23	1	H5GA	7,6	5	
S55592-G117-A100	VKF11.150	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	535,44 €	23	1	H5GA	9,6	5	
S55592-G118-A100	VKF11.200	Дроссельная заслонка для установки в газопроводах	594,61 €	23	1	H5GA	12,8	5	
S55722-S101-A100	QPL25.003B	Реле давления газа	41,81 €	36	1	H5GA	0,1	5	
S55722-S102-A100	QPL25.010B	Реле давления газа	41,81 €	26	1	H5GA	0,1	5	
S55722-S103-A100	QPL25.050B	Реле давления газа	41,81 €	26	1	H5GA	0,1	5	
S55722-S104-A100	QPL25.150B	Реле давления газа	41,81 €	26	1	H5GA	0,1	5	
S55722-S105-A100	QPL25.500B	Реле давления газа	50,34 €	26	1	H5GA	0,1	5	
S55722-S106-A100	QPL15.003B	Реле давления газа	41,81 €	26	1	H5GA	0,1	5	
S55722-S107-A100	QPL15.010B	Реле давления газа	41,81 €	26	1	H5GA	0,1	5	
S55722-S108-A100	QPL15.050B	Реле давления газа	41,81 €	26	1	H5GA	0,1	5	
S55722-S109-A100	QPL15.150B	Реле давления газа	41,81 €	26	1	H5GA	0,1	5	
S55722-S110-A100	QPL15.500B	Реле давления газа	50,34 €	26	1	H5GA	0,1	5	
S55851-Z301-A100	AGA21	установочная пружина	9,19 €	21	1	H5GA	0,006	5	
S55851-Z901-A100	AGA92	Монтажный комплект VGD2	18,72 €	22	1	H5GA	0,202	5	
S55852-Z301-A100	ASZ22.32	Потенциометр	187,21 €	26	1	H5GA	0,025	5	
S55852-Z302-A100	ASZ22.34	Потенциометр	187,21 €	26	1	H5GA	0,025	5	
S55852-Z303-A100	ASZ22.35	Потенциометр	187,21 €	26	1	H5GA	0,025	5	
S55856-Z301-A100	AGK30	Дополнительный модуль для обеспечения совместимости LFS1.2 с QRA2M и QRA10M	35,11 €	26	1	H5GA	0,008	5	
BPZ:SKP15.000E1	SKP15.000E1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	388,00 €	26	1	H5GA	1,18	5	
BPZ:SKP15.000E2	SKP15.000E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	362,78 €	26	1	H5GA	1,18	5	
BPZ:SKP15.001E1	SKP15.001E1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	449,11 €	26	1	H5GA	1,18	5	
BPZ:SKP15.001E2	SKP15.001E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	422,92 €	26	1	H5GA	1,18	5	
BPZ:SKP15.011U1	SKP15.011U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	462,69 €	26	1	H5GA	1,18	5	
BPZ:SKP15.012U1	SKP15.012U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	535,44 €	26	1	H5GA	1,18	5	
BPZ:SKP15.012U2	SKP15.012U2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	554,84 €	26	1	H5GA	1,18	5	
BPZ:SKP15.013U1	SKP15.013U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	401,58 €	26	1	H5GA	1,18	5	
BPZ:SKP15.013U2	SKP15.013U2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	430,68 €	26	1	H5GA	1,18	5	
BPZ:SKP25.001E1	SKP25.001E1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	604,31 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP25.001E2	SKP25.001E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	563,57 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP25.001F2	SKP25.001F2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	666,39 €	36	1	H5GA	1,7	5	
BPZ:SKP25.003E1	SKP25.003E1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	539,32 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP25.003E2	SKP25.003E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	502,46 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP25.011U1	SKP25.011U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	582,97 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP25.012U1	SKP25.012U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	641,17 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP25.012U2	SKP25.012U2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	682,88 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP25.013U1	SKP25.013U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	523,80 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP25.201E1L	SKP25.201E1L	Привод газового клапана, 2 ступенчатое открытие и закрытие, без концевого, выключателя, с регулятором давления до 2 кПа, 120В	623,71 €	36	1	H5GA	1,5	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:SKP25.201E2	SKP25.201E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	643,11 €	36	1	H5GA	2,1	5	
BPZ:SKP25.201E2L	SKP25.201E2L	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	582,00 €	36	1	H5GA	1,5	5	
BPZ:SKP25.203E2	SKP25.203E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	584,91 €	36	1	H5GA	0,001	5	
BPZ:SKP25.203E2L	SKP25.203E2L	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	582,97 €	36	1	H5GA	0,001	5	
BPZ:SKP25.301E2	SKP25.301E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	600,43 €	36	1	H5GA	1,2	5	
BPZ:SKP25.303E2	SKP25.303E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	543,20 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP25.403E2	SKP25.403E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	543,20 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP25.411U1	SKP25.411U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	624,68 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP25.611U1	SKP25.611U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	624,68 €	36	1	H5GA	1,69	5	
BPZ:SKP55.001E1	SKP55.001E1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	818,68 €	36	1	H5GA	2,02	5	
BPZ:SKP55.001E2	SKP55.001E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	765,33 €	36	1	H5GA	2,02	5	
BPZ:SKP55.003E1	SKP55.003E1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	735,26 €	36	1	H5GA	2,02	5	
BPZ:SKP55.003E2	SKP55.003E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	704,22 €	36	1	H5GA	2,02	5	
BPZ:SKP55.011U1	SKP55.011U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	805,10 €	36	1	H5GA	2,02	5	
BPZ:SKP55.012U1	SKP55.012U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	860,39 €	36	1	H5GA	2,02	5	
BPZ:SKP55.012U2	SKP55.012U2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	918,59 €	46	1	H5GA	2,02	5	
BPZ:SKP55.013U1	SKP55.013U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	744,96 €	36	1	H5GA	2,02	5	
BPZ:SKP55.013U2	SKP55.013U2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	795,40 €	36	1	H5GA	2,02	5	
BPZ:SKP75.001E1	SKP75.001E1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	775,03 €	36	1	H5GA	2,34	5	
BPZ:SKP75.001E2	SKP75.001E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	723,62 €	36	1	H5GA	2,34	5	
BPZ:SKP75.003E1	SKP75.003E1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	711,01 €	36	1	H5GA	2,34	5	
BPZ:SKP75.003E2	SKP75.003E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	664,45 €	36	1	H5GA	2,34	5	
BPZ:SKP75.011U1	SKP75.011U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	785,70 €	36	1	H5GA	2,34	5	
BPZ:SKP75.012U1	SKP75.012U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	844,87 €	36	1	H5GA	2,34	5	
BPZ:SKP75.012U2	SKP75.012U2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	900,16 €	36	1	H5GA		5	
BPZ:SKP75.013U1	SKP75.013U1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	723,62 €	36	1	H5GA	2,34	5	
BPZ:SKP75.013U2	SKP75.013U2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	775,03 €	36	1	H5GA	2,34	5	
BPZ:SKP75.501E1	SKP75.501E1	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	818,68 €	36	1	H5GA	2,34	5	
BPZ:SKP75.501E2	SKP75.501E2	ПРИВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	765,33 €	36	1	H5GA	2,34	5	
BPZ:SQM33.410A9	SQM33.410A9	Привод воздушной заслонки	317,19 €	76	1	H5GA	1,5	5	
BPZ:SQM33.411A9	SQM33.411A9	Привод воздушной заслонки	329,80 €	76	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:SQM33.510A9	SQM33.510A9	Привод воздушной заслонки	386,06 €	76	1	H5GA	1,4	5	
BPZ:SQM33.511A9	SQM33.511A9	Привод воздушной заслонки	400,61 €	76	1	H5GA	1,65	5	
BPZ:SQM33.550A9	SQM33.550A9	Привод воздушной заслонки	432,62 €	76	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:SQM33.711A9	SQM33.711A9	Привод для управления заслонкой, номинальный крутящий момент макс 10Нм. Для систем LMV2- / LMV3	584,91 €	76	1	H5GA	1,4	5	
BPZ:SQM33.750A9	SQM33.750A9	Привод для управления заслонкой, номинальный крутящий момент макс 10Нм. Для систем LMV2- / LMV3	615,95 €	76	1	H5GA	1,4	5	
BPZ:SQM40.025A21	SQM40.025A21	Привод заслонки	467,54 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.065A23	SQM40.065A23	Привод заслонки	443,29 €	41	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.115R11	SQM40.115R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 5 Нм / 15 с	500,52 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.115R13	SQM40.115R13	Привод для воздушных и газовых заслонок, 5 Нм / 15 с	506,34 €	41	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.141A21	SQM40.141A21	Привод воздушной заслонки	493,73 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.144R11	SQM40.144R11	Привод воздушной заслонки	504,40 €	41	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.145A21	SQM40.145A21	Привод воздушной заслонки	493,73 €	56	1	H5GA	1,55	5	
BPZ:SQM40.145R11	SQM40.145R11	Привод воздушной заслонки	493,73 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.155R11	SQM40.155R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 5 Нм / 15 с	489,85 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.155R13	SQM40.155R13	Привод для воздушных и газовых заслонок, 5 Нм / 15 с	495,67 €	41	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.161A20	SQM40.161A20	Привод воздушной заслонки	341,44 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.165A20	SQM40.165A20	Привод воздушной заслонки	341,44 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.165A21	SQM40.165A21	Привод воздушной заслонки	379,27 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.165R11	SQM40.165R11	Привод воздушной заслонки	379,27 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.171A20	SQM40.171A20	Привод заслонки	356,96 €	41	1	H5GA	1,6	5	
BPZ:SQM40.175A21	SQM40.175A21	Привод заслонки	394,79 €	41	1	H5GA	1,6	5	
BPZ:SQM40.185R11	SQM40.185R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 5 Нм / 15 с	409,34 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.215R11	SQM40.215R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	501,49 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.215R13	SQM40.215R13	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	508,28 €	41	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.235A20	SQM40.235A20	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	400,61 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.241A21	SQM40.241A21	Привод воздушной заслонки	512,16 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.241R11	SQM40.241R11	Привод воздушной заслонки	512,16 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.244A21	SQM40.244A21	Привод воздушной заслонки	523,80 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.244R11	SQM40.244R11	Привод воздушной заслонки	523,80 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.245A11	SQM40.245A11	Привод заслонки	547,08 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.245A21	SQM40.245A21	Привод воздушной заслонки	512,16 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.245R11	SQM40.245R11	Привод воздушной заслонки	512,16 €	56	1	H5GA	1,15	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:SQM40.247A21	SQM40.247A21	Привод воздушной заслонки	526,71 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.255A21	SQM40.255A21	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	478,21 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.255R11	SQM40.255R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	491,79 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.255R13	SQM40.255R13	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	496,64 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.261A11	SQM40.261A11	Привод воздушной заслонки	398,67 €	41	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.261A20	SQM40.261A20	Привод воздушной заслонки	360,84 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.261A21	SQM40.261A21	Привод воздушной заслонки	398,67 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.261R11	SQM40.261R11	Привод воздушной заслонки	398,67 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.265A11	SQM40.265A11	Привод воздушной заслонки	398,67 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.265A20	SQM40.265A20	Привод воздушной заслонки	360,84 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.265A21	SQM40.265A21	Привод воздушной заслонки	398,67 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.265R11	SQM40.265R11	Привод воздушной заслонки	398,67 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.267A20	SQM40.267A20	Привод воздушной заслонки	375,39 €	56	1	H5GA	1,6	5	
BPZ:SQM40.271A20	SQM40.271A20	Привод заслонки	375,39 €	41	1	H5GA	1,6	5	
BPZ:SQM40.274R10	SQM40.274R10	Привод воздушной заслонки	387,03 €	41	1	H5GA	1,6	5	
BPZ:SQM40.275A20	SQM40.275A20	Привод воздушной заслонки	375,39 €	56	1	H5GA	1,6	5	
BPZ:SQM40.275R10	SQM40.275R10	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	368,60 €	56	1	H5GA	1,6	5	
BPZ:SQM40.281A20	SQM40.281A20	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	353,08 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM40.285R11	SQM40.285R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	411,28 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.317A23	SQM40.317A23	Привод заслонки	564,54 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.317R11	SQM40.317R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 18 Нм / 65 с	569,39 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.317R13	SQM40.317R13	Привод для воздушных и газовых заслонок, 18 Нм / 65 с	574,24 €	41	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.357R11	SQM40.357R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 18 Нм / 65 с	567,45 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.357R13	SQM40.357R13	Привод для воздушных и газовых заслонок, 18 Нм / 65 с	573,27 €	41	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM40.387A20	SQM40.387A20	Привод заслонки	421,95 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.387A23	SQM40.387A23	Привод заслонки	477,24 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM40.387R11	SQM40.387R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 18 Нм / 65 с	489,85 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM41.141A21	SQM41.141A21	Привод заслонки	493,73 €	41	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM41.145A21	SQM41.145A21	Привод воздушной заслонки	493,73 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM41.165R11	SQM41.165R11	Привод воздушной заслонки	379,27 €	41	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM41.185R11	SQM41.185R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 5 Нм / 15 с	410,31 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM41.241A11	SQM41.241A11	Привод воздушной заслонки	512,16 €	41	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM41.241A21	SQM41.241A21	Привод воздушной заслонки	512,16 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM41.244A21	SQM41.244A21	Привод воздушной заслонки	523,80 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM41.244R11	SQM41.244R11	Привод воздушной заслонки	523,80 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM41.245A11	SQM41.245A11	Привод воздушной заслонки	512,16 €	41	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM41.245A21	SQM41.245A21	Привод воздушной заслонки	512,16 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM41.245R11	SQM41.245R11	Привод воздушной заслонки	512,16 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM41.254R11	SQM41.254R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	491,79 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM41.261A11	SQM41.261A11	Привод воздушной заслонки	398,67 €	41	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM41.261A21	SQM41.261A21	Привод воздушной заслонки	398,67 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM41.261R11	SQM41.261R11	Привод воздушной заслонки	398,67 €	41	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM41.264A21	SQM41.264A21	Привод воздушной заслонки	409,34 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM41.264R11	SQM41.264R11	Привод воздушной заслонки	409,34 €	41	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM41.265R11	SQM41.265R11	Привод воздушной заслонки	398,67 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM41.267A21	SQM41.267A21	Привод воздушной заслонки	408,37 €	56	1	H5GA	1,6	5	
BPZ:SQM41.271R10	SQM41.271R10	Привод воздушной заслонки	375,39 €	41	1	H5GA	1,6	5	
BPZ:SQM41.275A21	SQM41.275A21	Привод воздушной заслонки	412,25 €	56	1	H5GA	1,6	5	
BPZ:SQM41.275R10	SQM41.275R10	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	369,57 €	41	1	H5GA	1,6	5	
BPZ:SQM41.285R11	SQM41.285R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 10 Нм / 30 с	412,25 €	56	1	H5GA	1,53	5	
BPZ:SQM41.357A23	SQM41.357A23	Привод заслонки	577,15 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM41.357R11	SQM41.357R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 18 Нм / 65 с	582,97 €	56	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM41.367A21	SQM41.367A21	привод	465,60 €	56	1	H5GA	1,15	5	
BPZ:SQM41.387R11	SQM41.387R11	Привод для воздушных и газовых заслонок, 18 Нм / 65 с	490,82 €	41	1	H5GA	1,3	5	
BPZ:SQM50.260A2G4	SQM50.260A2G4	Привод воздушной заслонки	933,14 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.260R1G4	SQM50.260R1G4	привод заслонки	1 018,50 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.260R2A	SQM50.260R2A	привод заслонки	724,59 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.341A2	SQM50.341A2	Привод воздушной заслонки	657,66 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.341A2G3	SQM50.341A2G3	Привод воздушной заслонки	965,15 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.360R1	SQM50.360R1	Привод воздушной заслонки	681,91 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.361R1G3	SQM50.361R1G3	Привод воздушной заслонки	1 057,30 €	46	1	H5GA	3,464	5	
BPZ:SQM50.364R1G3	SQM50.364R1G3	Привод воздушной заслонки	1 057,30 €	46	1	H5GA	3,464	5	
BPZ:SQM50.367R1G3	SQM50.367R1G3	Привод воздушной заслонки	1 067,00 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.380A1	SQM50.380A1	Привод воздушной заслонки	661,54 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.380A2	SQM50.380A2	Привод воздушной заслонки	630,50 €	46	1	H5GA	3	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:SQM50.380A8	SQM50.380A8	Привод заслонки	661,54 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.381A2	SQM50.381A2	Привод воздушной заслонки	665,42 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.381A2G3	SQM50.381A2G3	Привод воздушной заслонки	970,00 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.387A2	SQM50.387A2	Привод воздушной заслонки	677,06 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.387A2G3	SQM50.387A2G3	Привод воздушной заслонки	989,40 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.441A2	SQM50.441A2	Привод воздушной заслонки	657,66 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.441A2G3	SQM50.441A2G3	Привод воздушной заслонки	965,15 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.441A2Z3	SQM50.441A2Z3	Привод воздушной заслонки	1 231,90 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.450R1G3	SQM50.450R1G3	Привод воздушной заслонки	1 018,50 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.454A8	SQM50.454A8	Привод воздушной заслонки	700,34 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.460R1	SQM50.460R1	Привод воздушной заслонки	681,91 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.464R1G3R	SQM50.464R1G3R	Привод воздушной заслонки	937,99 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.480A1	SQM50.480A1	Привод воздушной заслонки	661,54 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.480A1Z3	SQM50.480A1Z3	Привод воздушной заслонки	1 261,00 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.480A2	SQM50.480A2	Привод воздушной заслонки	630,50 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.480A2G3	SQM50.480A2G3	Привод воздушной заслонки	937,02 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.480A2Z3	SQM50.480A2Z3	Привод воздушной заслонки	1 212,50 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.480A8	SQM50.480A8	Привод воздушной заслонки	661,54 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.480A8Z3	SQM50.480A8Z3	Привод воздушной заслонки	1 261,00 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.480R1	SQM50.480R1	Привод воздушной заслонки	687,73 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.480R1Z3	SQM50.480R1Z3	Привод воздушной заслонки	1 309,50 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.480R2Z3	SQM50.480R2Z3	Привод воздушной заслонки	1 251,30 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.481A2	SQM50.481A2	Привод воздушной заслонки	665,42 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.481A2G3	SQM50.481A2G3	Привод воздушной заслонки	970,00 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.481A2Z3	SQM50.481A2Z3	Привод воздушной заслонки	1 241,60 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.481R1	SQM50.481R1	Привод воздушной заслонки	720,71 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.482A2	SQM50.482A2	Привод воздушной заслонки	671,24 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.482A2Z3	SQM50.482A2Z3	Привод воздушной заслонки	1 241,60 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.483A1Z3	SQM50.483A1Z3	Привод воздушной заслонки	1 299,80 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.483A2	SQM50.483A2	Привод воздушной заслонки	671,24 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.483A2Z3	SQM50.483A2Z3	Привод воздушной заслонки	1 241,60 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.483A8	SQM50.483A8	Привод воздушной заслонки	704,22 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.483A8Z3	SQM50.483A8Z3	Привод воздушной заслонки	1 299,80 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.543A8	SQM50.543A8	Привод воздушной заслонки	694,52 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM50.644A804E	SQM50.644A804E	Привод воздушной заслонки	872,03 €	46	1	H5GA	3,5	5	
BPZ:SQM50.680A1	SQM50.680A1	Привод воздушной заслонки	661,54 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.680A8	SQM50.680A8	Привод воздушной заслонки	661,54 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM50.681A2	SQM50.681A2	Привод воздушной заслонки	665,42 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM53.480A1	SQM53.480A1	Привод воздушной заслонки	895,31 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM53.480A8	SQM53.480A8	Привод заслонки	895,31 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM53.480R1Z3	SQM53.480R1Z3	Привод воздушной заслонки	1 561,70 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM53.482A103	SQM53.482A103	Привод воздушной заслонки	1 047,60 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM53.482A1Z3	SQM53.482A1Z3	Привод воздушной заслонки	1 542,30 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM53.482A2	SQM53.482A2	Привод воздушной заслонки	893,37 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM53.482A2G4	SQM53.482A2G4	Привод воздушной заслонки	1 202,80 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM53.482A2Z3	SQM53.482A2Z3	Привод воздушной заслонки	1 474,40 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM53.489A2	SQM53.489A2	Привод воздушной заслонки	906,95 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM53.580A1	SQM53.580A1	Привод заслонки	895,31 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM53.582A2	SQM53.582A2	Привод воздушной заслонки	893,37 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM54.480A2	SQM54.480A2	Привод воздушной заслонки	944,78 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM54.481A203	SQM54.481A203	Привод воздушной заслонки	1 086,40 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM54.482A1	SQM54.482A1	Привод воздушной заслонки	1 028,20 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM54.482A2	SQM54.482A2	Привод воздушной заслонки	979,70 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM54.482A203	SQM54.482A203	Привод воздушной заслонки	1 086,40 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM54.482A207	SQM54.482A207	Привод воздушной заслонки	1 193,10 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM54.482A2Z3	SQM54.482A2Z3	Привод воздушной заслонки	1 561,70 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM54.560R1A	SQM54.560R1A	Привод воздушной заслонки	1 096,10 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM54.580A2	SQM54.580A2	Привод воздушной заслонки	944,78 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM56.560R1	SQM56.560R1	Привод заслонки	1 328,90 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM56.680A2	SQM56.680A2	Привод воздушной заслонки	1 183,40 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM56.680R1Z3	SQM56.680R1Z3	Привод воздушной заслонки	1 930,30 €	46	1	H5GA	3	5	
BPZ:SQM56.684A2Z3	SQM56.684A2Z3	Привод воздушной заслонки	1 804,20 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM56.687A1	SQM56.687A1	Привод воздушной заслонки	1 280,40 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM56.687A2	SQM56.687A2	Привод воздушной заслонки	1 231,90 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM56.687A203	SQM56.687A203	Привод воздушной заслонки	1 338,60 €	46	1	H5GA	3,3	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:SQM56.687A2G3	SQM56.687A2G3	Привод воздушной заслонки	1 542,30 €	46	1	H5GA	3,5	5	
BPZ:SQM56.687A2Z3	SQM56.687A2Z3	Привод воздушной заслонки	1 804,20 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM56.687A8	SQM56.687A8	Привод воздушной заслонки	1 280,40 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM56.687R1	SQM56.687R1	Привод воздушной заслонки	1 338,60 €	46	1	H5GA	3,3	5	
BPZ:SQM91.391A9	SQM91.391A9	Привод воздушной заслонки	5 063,40 €	24	1	H5GA	8,5	5	
BPZ:SQN13.170B9	SQN13.170B9	Привод воздушной заслонки	196,91 €	26	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:SQN14.170B9	SQN14.170B9	Привод воздушной заслонки	196,91 €	26	1	H5GA	0,3	5	
BPZ:SQN30.102A2700	SQN30.102A2700	Привод воздушной заслонки	255,11 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN30.111A1700	SQN30.111A1700	Привод воздушной заслонки	282,27 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN30.111A2700	SQN30.111A2700	Привод воздушной заслонки	265,78 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN30.111A3500	SQN30.111A3500	Привод воздушной заслонки	283,24 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN30.121A1700	SQN30.121A1700	Привод воздушной заслонки	300,70 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN30.121A2700	SQN30.121A2700	Привод воздушной заслонки	282,27 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN30.121A3500	SQN30.121A3500	Привод воздушной заслонки	302,64 €	46	1	H5GA	0,772	5	
BPZ:SQN30.131A1700	SQN30.131A1700	Привод воздушной заслонки	308,46 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN30.131A2700	SQN30.131A2700	Привод воздушной заслонки	288,09 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN30.151A1700	SQN30.151A1700	Привод воздушной заслонки	322,04 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN30.151A2700	SQN30.151A2700	Привод воздушной заслонки	298,76 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN30.251A1700	SQN30.251A1700	Привод воздушной заслонки	322,04 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN30.251A2700	SQN30.251A2700	Привод воздушной заслонки	298,76 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN30.401A2700	SQN30.401A2700	Привод воздушной заслонки	243,47 €	46	1	H5GA	0,69	5	
BPZ:SQN30.401A2730	SQN30.401A2730	Привод воздушной заслонки	251,23 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN30.402A1700	SQN30.402A1700	Привод воздушной заслонки	275,48 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN30.402A2700	SQN30.402A2700	Привод воздушной заслонки	256,08 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN30.402A2730	SQN30.402A2730	Привод воздушной заслонки	263,84 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN30.431A2700	SQN30.431A2700	Привод воздушной заслонки	288,09 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN30.451A2700	SQN30.451A2700	Привод воздушной заслонки	298,76 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.101A1700	SQN31.101A1700	Привод воздушной заслонки	263,84 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.101A2700	SQN31.101A2700	Привод воздушной заслонки	243,47 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.102A1700	SQN31.102A1700	Привод воздушной заслонки	273,54 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.102A2700	SQN31.102A2700	Привод воздушной заслонки	256,08 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.111A2700	SQN31.111A2700	Привод воздушной заслонки	265,78 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.111A2760	SQN31.111A2760	Привод воздушной заслонки	271,60 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.121A2700	SQN31.121A2700	Привод воздушной заслонки	282,27 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.121A2730	SQN31.121A2730	Привод воздушной заслонки	288,09 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.121A2760	SQN31.121A2760	Привод воздушной заслонки	288,09 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.151A1700	SQN31.151A1700	Привод воздушной заслонки	322,04 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.151A2700	SQN31.151A2700	Привод воздушной заслонки	298,76 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.151A2730	SQN31.151A2730	Привод воздушной заслонки	306,52 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.202A2700	SQN31.202A2700	Привод воздушной заслонки	258,02 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.221A2700	SQN31.221A2700	Привод воздушной заслонки	282,27 €	46	1	H5GA	0,75	5	
BPZ:SQN31.221A2730	SQN31.221A2730	Привод воздушной заслонки	288,09 €	46	1	H5GA	0,75	5	
BPZ:SQN31.251A1700	SQN31.251A1700	Привод воздушной заслонки	322,04 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.251A2700	SQN31.251A2700	Привод воздушной заслонки	298,76 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.251A2730	SQN31.251A2730	Привод воздушной заслонки	306,52 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.252A1700	SQN31.252A1700	Привод воздушной заслонки	334,65 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.252A2700	SQN31.252A2700	Привод воздушной заслонки	310,40 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.351A2700	SQN31.351A2700	Привод воздушной заслонки	298,76 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.401A1700	SQN31.401A1700	Привод воздушной заслонки	262,87 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.401A2700	SQN31.401A2700	Привод воздушной заслонки	243,47 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.401A2721	SQN31.401A2721	Привод воздушной заслонки	243,47 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.401A2730	SQN31.401A2730	Привод воздушной заслонки	251,23 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.401A2760	SQN31.401A2760	Привод воздушной заслонки	251,23 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.402A1700	SQN31.402A1700	Привод воздушной заслонки	275,48 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.402A2700	SQN31.402A2700	Привод воздушной заслонки	256,08 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.402A2730	SQN31.402A2730	Привод воздушной заслонки	263,84 €	46	1	H5GA	0,7	5	
BPZ:SQN31.411A2700	SQN31.411A2700	Привод воздушной заслонки	263,84 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.411A2730	SQN31.411A2730	Привод воздушной заслонки	271,60 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.471B2700	SQN31.471B2700	Привод воздушной заслонки	320,10 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.481A2766	SQN31.481A2766	Привод воздушной заслонки	297,79 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN31.762A2700	SQN31.762A2700	Привод воздушной заслонки	320,10 €	46	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN41.941A2700	SQN41.941A2700	Привод воздушной заслонки	336,59 €	21	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:SQN70.224A20	SQN70.224A20	Привод воздушной заслонки	188,18 €	56	1	H5GA	0,513	5	
BPZ:SQN70.244A20	SQN70.244A20	Привод воздушной заслонки	196,91 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN70.254A20	SQN70.254A20	Привод воздушной заслонки	196,91 €	56	1	H5GA	0,4	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:SQN70.294A20	SQN70.294A20	Привод воздушной заслонки	156,17 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN70.424A20	SQN70.424A20	Привод воздушной заслонки	188,18 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN70.454A20	SQN70.454A20	Привод воздушной заслонки	196,91 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN70.603R10	SQN70.603R10	Привод воздушной заслонки	196,91 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN70.624A20	SQN70.624A20	Привод воздушной заслонки	188,18 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN70.694A20	SQN70.694A20	Привод воздушной заслонки	153,26 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN71.244A20	SQN71.244A20	Привод воздушной заслонки	196,91 €	56	1	H5GA	0,528	5	
BPZ:SQN71.424A20	SQN71.424A20	Привод воздушной заслонки	188,18 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN71.444A20	SQN71.444A20	Привод воздушной заслонки	196,91 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN71.603R19	SQN71.603R19	Привод воздушной заслонки	200,79 €	56	16	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN71.624A23	SQN71.624A23	Привод воздушной заслонки	190,12 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN71.694A20	SQN71.694A20	Привод воздушной заслонки	156,17 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN72.2A4A20	SQN72.2A4A20	Привод воздушной заслонки	184,30 €	56	1	H5GA	0,559	5	
BPZ:SQN72.2C4A20	SQN72.2C4A20	Привод воздушной заслонки	162,96 €	56	16	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN72.4A4A20	SQN72.4A4A20	Привод воздушной заслонки	184,30 €	56	16	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN72.6C4A20	SQN72.6C4A20	Привод воздушной заслонки	157,14 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN72.6C4A21	SQN72.6C4A21	Привод воздушной заслонки	162,96 €	56	1	H5GA	0,4	5	
BPZ:SQN74.254A21	SQN74.254A21	Привод воздушной заслонки	211,46 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN74.294A21	SQN74.294A21	Привод воздушной заслонки	169,75 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN75.224A21	SQN75.224A21	Привод воздушной заслонки	201,76 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN75.224A26	SQN75.224A26	Привод воздушной заслонки	200,79 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN75.244A21	SQN75.244A21	Привод воздушной заслонки	209,52 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN75.244A26	SQN75.244A26	Привод воздушной заслонки	214,37 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN75.294A21	SQN75.294A21	Привод воздушной заслонки	169,75 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN75.424A21	SQN75.424A21	Привод воздушной заслонки	201,76 €	56	1	H5GA	0,48	5	
BPZ:SQN75.494A21	SQN75.494A21	Привод воздушной заслонки	169,75 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN75.524A26	SQN75.524A26	Привод воздушной заслонки	195,94 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN75.664A26	SQN75.664A26	Привод воздушной заслонки	166,84 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN75.694A21	SQN75.694A21	Привод воздушной заслонки	169,75 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN75.6K4A21	SQN75.6K4A21	Привод воздушной заслонки	188,18 €	56	1	H5GA	0,525	5	
BPZ:SQN90.201A2790	SQN90.201A2790	Привод воздушной заслонки	243,47 €	21	1	H5GA	0,51	5	
BPZ:SQN90.204A2799	SQN90.204A2799	Привод воздушной заслонки	243,47 €	21	1	H5GA	0,51	5	
BPZ:SQN90.220A2799	SQN90.220A2799	Привод воздушной заслонки	276,45 €	21	1	H5GA	0,54	5	
BPZ:SQN90.240B2793	SQN90.240B2793	Привод воздушной заслонки	241,53 €	21	1	H5GA	0,54	5	
BPZ:SQN90.240B2799	SQN90.240B2799	Привод воздушной заслонки	249,29 €	21	1	H5GA	0,54	5	
BPZ:SQN90.350A2799	SQN90.350A2799	Привод воздушной заслонки	255,11 €	21	1	H5GA	0,51	5	
BPZ:SQN90.560A2793	SQN90.560A2793	Привод воздушной заслонки	291,00 €	21	1	H5GA	0,51	5	
BPZ:SQN90.570A2793	SQN90.570A2793	Привод заслонки	276,45 €	21	1	H5GA	0,51	5	
BPZ:SQN91.140B1799	SQN91.140B1799	Привод воздушной заслонки	260,93 €	21	1	H5GA	0,54	5	
BPZ:SQN91.140B2799	SQN91.140B2799	Привод воздушной заслонки	240,56 €	21	1	H5GA	0,54	5	
BPZ:SQN91.570A2793	SQN91.570A2793	Привод воздушной заслонки	276,45 €	21	1	H5GA	0,51	5	
BPZ:VGD20.4011	VGD20.4011	Клапан газовый двойной	297,79 €	41	1	H5GA	2,3	5	
BPZ:VGD20.403	VGD20.403	Клапан газовый двойной	282,27 €	41	1	H5GA	3,346	5	
BPZ:VGD20.403U	VGD20.403U	Клапан газовый двойной	330,77 €	41	1	H5GA	3,26	5	
BPZ:VGD20.5011	VGD20.5011	Клапан газовый двойной	324,95 €	41	1	H5GA	2,3	5	
BPZ:VGD20.503	VGD20.503	Клапан газовый двойной	309,43 €	41	1	H5GA	3,4	5	
BPZ:VGD20.503U	VGD20.503U	Клапан газовый двойной	416,13 €	41	1	H5GA	3,27	5	
BPZ:VGD40.040	VGD40.040	Клапан газовый двойной	1 290,10 €	41	1	H5GA	7	5	
BPZ:VGD40.040L	VGD40.040L	Газовый клапан	1 290,10 €	41	1	H5GA	7	5	
BPZ:VGD40.050	VGD40.050	Клапан газовый двойной	1 328,90 €	41	1	H5GA	7,2	5	
BPZ:VGD40.050L	VGD40.050L	Клапан газовый двойной	1 328,90 €	41	1	H5GA	8	5	
BPZ:VGD40.065	VGD40.065	Клапан газовый двойной	1 309,50 €	41	1	H5GA	8,4	5	
BPZ:VGD40.065L	VGD40.065L	Клапан газовый двойной	1 309,50 €	41	1	H5GA	9	5	
BPZ:VGD40.065U	VGD40.065U	Клапан газовый двойной	1 522,90 €	41	1	H5GA	7	5	
BPZ:VGD40.080	VGD40.080	Клапан газовый двойной	2 017,60 €	41	1	H5GA	9,6	5	
BPZ:VGD40.080L	VGD40.080L	Клапан газовый двойной	2 017,60 €	41	1	H5GA	10	5	
BPZ:VGD40.080U	VGD40.080U	Клапан газовый двойной	2 386,20 €	41	1	H5GA	8,7	5	
BPZ:VGD40.100	VGD40.100	Клапан газовый двойной	3 821,80 €	41	1	H5GA	12,9	5	
BPZ:VGD40.100L	VGD40.100L	Клапан газовый двойной	3 821,80 €	41	1	H5GA	12	5	
BPZ:VGD40.100U	VGD40.100U	Клапан газовый двойной	3 821,80 €	41	1	H5GA	12,9	5	
BPZ:VGD40.125	VGD40.125	Клапан газовый двойной	5 538,70 €	41	1	H5GA	18,2	5	
BPZ:VGD40.125L	VGD40.125L	Клапан газовый двойной	5 538,70 €	41	1	H5GA	13	5	
BPZ:VGD40.150	VGD40.150	Клапан газовый двойной	8 497,20 €	41	1	H5GA	24	5	
BPZ:VGD40.150L	VGD40.150L	Клапан газовый двойной	8 497,20 €	41	1	H5GA	15	5	
BPZ:VGD40.150U	VGD40.150U	Клапан газовый двойной	8 409,90 €	41	1	H5GA	24	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:VGD41.040	VGD41.040	Клапан газовый двойной	1 290,10 €	41	1	H5GA	7	5	
BPZ:VGD41.050	VGD41.050	Клапан газовый двойной	1 328,90 €	41	1	H5GA	8	5	
BPZ:VGD41.065	VGD41.065	Клапан газовый двойной	1 309,50 €	41	1	H5GA	9	5	
BPZ:VGD41.080	VGD41.080	Клапан газовый двойной	2 017,60 €	41	1	H5GA	10	5	
BPZ:VGD41.100	VGD41.100	Клапан газовый двойной	3 821,80 €	41	1	H5GA	12	5	
BPZ:VGD41.125	VGD41.125	Клапан газовый двойной	5 538,70 €	41	1	H5GA	13	5	
BPZ:VGD41.150	VGD41.150	ДВОЙНОЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН	8 497,20 €	41	1	H5GA	15	5	
BPZ:VGF10.504P	VGF10.504P	Клапан газовый	557,75 €	56	1	H5GA	8,6	5	
BPZ:VGF10.654P	VGF10.654P	Клапан газовый	979,70 €	56	1	H5GA	17	5	
BPZ:VGF10.804P	VGF10.804P	Клапан газовый	1 270,70 €	56	1	H5GA	21,75	5	
BPZ:VGG10.1541P	VGG10.1541P	Клапан газовый	306,52 €	41	1	H5GA	0,95	5	
BPZ:VGG10.154P	VGG10.154P	Клапан газовый	178,48 €	41	1	H5GA	0,9	5	
BPZ:VGG10.154U	VGG10.154U	Клапан газовый	209,52 €	41	1	H5GA	0,83	5	
BPZ:VGG10.2041P	VGG10.2041P	Клапан газовый	324,95 €	41	1	H5GA	0,9	5	
BPZ:VGG10.2041U	VGG10.2041U	Клапан газовый	324,95 €	41	1	H5GA	0,825	5	
BPZ:VGG10.204P	VGG10.204P	Клапан газовый	183,33 €	41	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:VGG10.204U	VGG10.204U	Клапан газовый	210,49 €	41	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:VGG10.2541P	VGG10.2541P	Клапан газовый	324,95 €	41	1	H5GA	0,85	5	
BPZ:VGG10.2541U	VGG10.2541U	Клапан газовый	324,95 €	41	1	H5GA	0,9	5	
BPZ:VGG10.254P	VGG10.254P	Клапан газовый	192,06 €	41	1	H5GA	0,8	5	
BPZ:VGG10.254U	VGG10.254U	Клапан газовый	218,25 €	41	1	H5GA	0,75	5	
BPZ:VGG10.4041P	VGG10.4041P	Клапан газовый	324,95 €	41	1	H5GA	1,43	5	
BPZ:VGG10.4041U	VGG10.4041U	Клапан газовый	324,95 €	41	1	H5GA		5	
BPZ:VGG10.404P	VGG10.404P	Клапан газовый	168,78 €	41	1	H5GA	1,64	5	
BPZ:VGG10.404U	VGG10.404U	Клапан газовый	192,06 €	41	1	H5GA	1,495	5	
BPZ:VGG10.5041P	VGG10.5041P	Клапан газовый	392,85 €	41	1	H5GA	1,64	5	
BPZ:VGG10.5041U	VGG10.5041U	Клапан газовый	324,95 €	41	1	H5GA	1,725	5	
BPZ:VGG10.504P	VGG10.504P	Клапан газовый	197,88 €	41	1	H5GA	1,64	5	
BPZ:VGG10.504U	VGG10.504U	Клапан газовый	226,01 €	41	1	H5GA	1,705	5	
BPZ:VGG10.654U	VGG10.654U	Клапан газовый	858,45 €	41	1	H5GA	11,5	5	
BPZ:VGG10.804P	VGG10.804P	Клапан газовый	1 047,60 €	41	1	H5GA	15,45	5	
BPZ:VGG10.804U	VGG10.804U	Клапан газовый	1 270,70 €	41	1	H5GA	12	5	
BPZ:VKP40.15	VKP40.15	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ	271,60 €	96	1	H5GA	1,2	5	
BPZ:VKP40.20	VKP40.20	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ	271,60 €	96	1	H5GA	1,2	5	
BPZ:VKP40.25	VKP40.25	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ	271,60 €	96	1	H5GA	1,2	5	
BPZ:VKP40.32	VKP40.32	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ	271,60 €	96	1	H5GA	1,2	5	
BPZ:VKP40.40	VKP40.40	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ	271,60 €	96	1	H5GA	1,2	5	
BPZ:VKP40.50	VKP40.50	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ	271,60 €	96	1	H5GA	1,2	5	
BPZ:VKP40.50H	VKP40.50H	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ	271,60 €	96	1	H5GA	1,2	5	
BPZ:VKP40.50S	VKP40.50S	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ	271,60 €	36	1	H5GA	1,2	5	
BPZ:VRD40.040	VRD40.040	БИОКлапан газовый	1 755,70 €	41	1	H5GA	7,2	5	
BPZ:VRD40.040U	VRD40.040U	Биогазовый клапан	1 920,60 €	41	1	H5GA	7	5	
BPZ:VRD40.050	VRD40.050	БИОКлапан газовый	1 794,50 €	41	1	H5GA	7,5	5	
BPZ:VRD40.050U	VRD40.050U	Биогазовый клапан	1 969,10 €	41	1	H5GA	7,2	5	
BPZ:VRD40.065	VRD40.065	БИОКлапан газовый	1 823,60 €	41	1	H5GA	8,5	5	
BPZ:VRD40.080	VRD40.080	БИОКлапан газовый	2 754,80 €	41	1	H5GA	9,6	5	
BPZ:VRD40.100	VRD40.100	БИОКлапан газовый	5 131,30 €	41	1	H5GA	13	5	
BPZ:VRD40.125	VRD40.125	БИОКлапан газовый	7 401,10 €	41	1	H5GA	18,2	5	
BPZ:VRD40.150	VRD40.150	БИОКлапан газовый	11 349,00 €	41	1	H5GA	24	5	
BPZ:VRF10.504	VRF10.504	Клапан газовый	910,83 €	31	1	H5GA	9,508	5	
BPZ:VRF10.654	VRF10.654	Клапан газовый	1 222,20 €	31	1	H5GA	17,001	5	
BPZ:VRF10.804	VRF10.804	Клапан газовый	1 552,00 €	31	1	H5GA	20,4	5	
OEM автоматика для котлов и горелок / Автоматика для газовых горелок Раштатт									
BPZ:OCI430A109	OCI430A109	ИНТЕРФЕЙС К ПК ДЛЯ LMU5/6X	615,95 €	46	1	H5GA	0,2	5	
BPZ:OCI432.01A109	OCI432.01A109	ДОК-СТАНЦИЯ	1 115,50 €	26	1	H5GA	0,5	5	
OEM автоматика для котлов и горелок / Автоматика для котлов и горелок разное									
BPZ:388828876	388828876	аксессуар LOA	2,05 €	23	10	H5GA	0,01	5	
BPZ:410425180	410425180	корпус SQM	10,19 €	23	5	H5GA	0,256	5	
BPZ:410425188	410425188	корпус SQM-Rep.	19,01 €	23	5	H5GA	0,001	5	
BPZ:410989650	410989650	запирающая пружина AGK/KF	0,17 €	23	5000	H5GA	0,001	5	
BPZ:417295110	417295110	расширение 72mm QRB	0,69 €	23	800	H5GA	0,004	5	
BPZ:419910340	419910340	зажимной фланец compl.QRA53/5	23,47 €	23	5	H5GA	0,055	5	
BPZ:419988060	419988060	Зажим для QRA2...	5,16 €	26	1	H5GA	0,01	5	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин заказ	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:424188550	424188550	Фланец для QRA2 . RAR , RBR	1,80 €	26	1	H5GA	0,008	5	
BPZ:424188980	424188980	Фланец	4,24 €	26	1	H5GA	0,008	5	
BPZ:426827280	426827280	СЛАЙДЕР монтажные НА ДИН-РЕЙКУ КОНТРОЛЛЕРА RVS	0,46 €	16	20	H5GA	0,002	5	
BPZ:428021170	428021170	плоское уплотнение	4,55 €	23	100	H5GA	0,005	5	
BPZ:440832930	440832930	коннектор QRB1	0,14 €	23	500	H5GA	0,01	5	
BPZ:448495650	448495650	кольцо адаптер OSI400	0,85 €	23	100	H5GA	0,001	5	
BPZ:450211310	450211310	аксессуар	108,64 €	23	20	H5GA	0,001	5	
BPZ:450240650	450240650	Аксессуар	135,80 €	23	20	H5GA	0,1	5	
BPZ:466511020	466511020	инжектор 0.65	6,32 €	23	10	H5GA	0,005	5	
BPZ:466893120	466893120	PCB for QRA10.C	16,68 €	23	50	H5GA	0,01	5	
BPZ:466893210	466893210	Аксессуар для QRA10M.C	18,33 €	23	50	H5GA	0,15	5	
BPZ:476316100	476316100	Реле KLG2	24,64 €	23	20	H5GA	0,001	5	
BPZ:476389690	476389690	Реле KLG2	35,31 €	23	20	H5GA	0,01	5	
BPZ:7426800510	7426800510	Ручка регулировки	4,80 €	21	30	H5GA	0,003	5	
OEM Air-Conditioning & Heating Systems (ACS)									
OEM Air-Conditioning & Heating Systems (ACS) / OEM ACR Climatix									
BPZ:POL068.76/STD	POL068.76/STD	Набор пружинных клем для POL68X	34,47 €	15	1	H5GM	0,096	1	
BPZ:POL092.56/STD	POL092.56/STD	Набор пружинных клем для POL925	18,54 €	35	1	H5GM	0,043	1	
BPZ:POL094.56/STD	POL094.56/STD	Набор винтовых клем для POL955	18,00 €	15	1	H5GM	0,03	1	
BPZ:POL094.E6/STD	POL094.E6/STD	Набор винтовых клем для POL94E, POL94U	19,62 €	15	1	H5GM	0,034	1	
BPZ:POL096.56/STD	POL096.56/STD	Набор пружинных клем для POL965	25,65 €	57	1	H5GM	0,055	1	
BPZ:POL098.56/STD	POL098.56/STD	Набор винтовых клем для POL985	33,12 €	57	1	H5GM	0,08	1	
BPZ:POL0C2.40/STD	POL0C2.40/STD	Сервисный кабель USB-RJ45 150мм	14,22 €	15	10	H5GM	0,081	1	
BPZ:POL635.00/STD	POL635.00/STD	Контроллер Climatix POL635.00/STD PolyCool EVO	473,40 €	57	1	H5GM	0,485	1	
BPZ:POL636.00/STD	POL636.00/STD	Контроллер Climatix POL636.00/STD PolyCool EVO	579,60 €	15	1	H5GM	0,496	1	
S55390-C103-A100	POL902.00/STD	Модуль коммуникационный MODBUS	194,40 €	15	1	H5GM	0,125	1	
S55390-C104-A100	POL904.00/STD	Модуль коммуникационный BACNET MS/TP	387,90 €	15	1	H5GM	0,136	1	
S55390-C105-A100	POL906.00/STD	Модуль коммуникационный LON	299,70 €	15	1	H5GM	0,118	1	
S55390-C106-A100	POL908.00/STD	Модуль коммуникационный BACNET IP	441,00 €	57	1	H5GM	0,131	1	
S55390-C108-A100	POL907.00/STD	Модуль коммуникационный M-BUS	291,60 €	15	1	H5GM	0,134	1	
S55393-C571-F100	POS3.5715/100	Контроллер Climatix S300 для HRV систем	224,10 €	15	20	H5GM		1	
S55394-C235-A100	POL423.50/STD	Контроллер Climatix POL423.50/STD 21 IO	272,70 €	57	18	H5GM	0,391	1	
S55394-C245-A100	POL424.50/STD	Контроллер Climatix 4xx	247,50 €	15	18	H5GM	0,399	1	
S55394-C247-A100	POL424.70/STD	Контроллер Climatix 4xx с дисплеем	281,70 €	57	18	H5GM	0,465	1	
S55394-C275-A100	POL427.50/STD	Контроллер Climatix 4xx	295,20 €	100	18	H5GM	0,391	1	
S55394-C614-F100	POL461.45/STD	Контроллер Climatix POL461.45/STD	237,60 €	15	24	H5GM	0,25	1	
S55394-C677-F100	POL467.75/STD	Контроллер Climatix POL467.75/STD	323,10 €	35	20	H5GM	0,27	1	
S55394-C686-F100	POL468.65/STD	Контроллер Climatix POL468.65/STD	308,70 €	15	20	H5GM	0,312	1	
S55396-C481-A100	POL648.10/STD	Контроллер Climatix POL648.10/STD 21 Вх/Вых	578,70 €	100	1	H5GM	0,541	1	
S55396-C488-A100	POL648.80/STD	Контроллер Climatix POL648.80/STD 21 Вх/Вых с дисплеем	693,90 €	100	1	H5GM	0,57	1	
S55396-C881-A100	POL688.10/STD	Контроллер Climatix POL688.10/STD 27 Вх/Вых	640,80 €	78	1	H5GM	0,548	1	
S55396-C888-A100	POL688.80/STD	Контроллер Climatix POL688.80/STD 27 Вх/Вых с дисплеем	756,00 €	78	1	H5GM	0,599	1	
S55396-C981-A100	POL698.10/STD	Контроллер Climatix POL698.10/STD 29 Вх/Вых	721,80 €	78	1	H5GM	0,688	1	
S55396-C988-A100	POL698.80/STD	Контроллер Climatix POL698.80/STD 29 Вх/Вых с дисплеем	837,90 €	78	1	H5GM	0,724	1	
S55396-C991-A100	POL69U.10/STD	Контроллер Climatix POL69U.10/STD 29 Вх/Вых, UPS	775,80 €	78	1	H5GM	0,74	1	
S55396-C998-A100	POL69U.80/STD	Контроллер Climatix POL69U.80/STD 29 Вх/Вых с дисплеем, UPS	891,90 €	78	1	H5GM	0,777	1	
S55625-H422-A100	POS8.4420/109	Комнатный модуль POS8.4420/109 с PL-Link	86,49 €	46	20	H5GM	0,145	1	
S55625-H444-A100	POS8.4440/109	Комнатный модуль POS8.4440/109 с PL-Link	117,90 €	85	20	H5GM	0,146	1	
S55626-H226-A100	POL822.60/STD	Модуль комнатный для контроллеров Climatix, с расписанием	97,20 €	15	1	H5GM	0,143	1	
S55626-H227-A100	POL822.70/STD	Модуль комнатный для контроллеров Climatix, для ИТП	95,40 €	15	1	H5GM	0,145	1	
S55626-H312-F100	POL831.25/STD	POL831.25/STD HMI-LED, монтаж на панель	49,59 €	15	1	H5GM	0,088	1	
S55626-H517-B100	POL871.71/STD	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА CLIMATIX, 8 СТРОК, IP65 (МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ)	198,90 €	15	1	H5GM	0,423	1	
S55626-H517-C100	POL871.72/STD	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА CLIMATIX, 8 СТРОК, IP65 (ВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ)	193,50 €	15	1	H5GM	0,366	1	
S55626-H655-B100	POL895.51/STD	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА CLIMATIX 600	236,70 €	15	1	H5GM	0,415	1	
S55626-H817-A100	POL871.70/STD	Сенсорная панель Climatix 7"	451,80 €	15	1	H5GM	1,042	1	
S55626-H824-A100	POL872.40/STD	Сенсорная панель Climatix 4" ёмкостная	274,50 €	15	1	H5GM	0,456	1	
S55626-H827-A100	POL872.70/STD	Ёмкостная сенсорная панель Climatix 7 дюймов	499,50 €	34	1	H5GM	1,113	1	
S55626-H857-A100	POL875.70/STD	Сенсорная панель Climatix 7 дюймов	522,00 €	15	1	H5GM	1,1	1	
S55663-J250-A100	POL925.00/STD	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ CLIMATIX, 6 ВХ/ВЫХ	108,00 €	15	1	H5GM	0,125	1	
S55663-J450-A100	POL945.00/STD	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ CLIMATIX, 8 ВХ/ВЫХ	135,90 €	15	1	H5GM	0,184	1	
S55663-J480-A100	POL94E.00/STD	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ CLIMATIX ДЛЯ РАБОТЫ С ШАГОВЫМИ МОТОРАМИ	320,40 €	15	1	H5GM	0,189	1	

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022										
Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий	
S55663-J490-A100	POL94U.00/STD	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ CLIMATIX ДЛЯ РАБОТЫ С ШАГОВЫМИ МОТОРАМИ	406,80 €	15	1	H5GM	0,243	1		
S55663-J550-A100	POL955.00/STD	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ14 ВХ/ВЫХ	254,70 €	15	1	H5GM	0,248	1		
S55663-J650-A100	POL965.00/STD	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ15 ВХ/ВЫХ	266,40 €	15	1	H5GM	0,253	1		
S55663-J680-A100	POL96E.00/STD	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 19 ВХ/ВЫХ + 2 ECV	319,50 €	15	1	H5GM	0,524	1		
S55663-J690-A100	POL96U.00/STD	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 19 ВХ/ВЫХ + 2 ECV + UPS	391,50 €	15	1	H5GM	0,56	1		
S55663-J850-A100	POL985.00/STD	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ26 ВХ/ВЫХ	411,30 €	15	1	H5GM	0,335	1		
S55663-J880-A100	POL98E.00/STD	Модуль расширения Climatix I/O 30 I/O + 2 ECV	423,00 €	15	1	H5GM	0,573	1		
S55663-J890-A100	POL98U.00/STD	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 30 ВХ/ВЫХ + 2 ECV + UPS	493,20 €	15	1	H5GM	0,624	1		
S55803-Y130-A100	POL903.00/100	Wi-Fi адаптер	70,56 €	15	1	H5GM	0,01	1		
S55803-Y195-A100	POL909.50/STD	Модуль коммуникационный WEB	562,50 €	15	1	H5GM	0,132	1		
S55803-Y198-A100	POL909.80/STD	Модуль коммуникационный WEB + BACNET	660,60 €	15	1	H5GM	0,133	1		
S55843-Z124-D100	POL002.43/STD	РАЗЪЕМЫ ПРОВОДНОГО РАСШИРЕНИЯ МОДУЛЕЙ ВХ/ВЫХ POL	2,84 €	15	50	H5GM	0,005	1		
S55843-Z132-F100	POL003.25/STD	Мультиупаковка винтовых клемм 2 пол. зеленые	0,50 €	15	100	H5GM	0,001	1		
S55843-Z133-F100	POL003.35/STD	Мультиупаковка винтовых клемм 3 пол. гзеленые	0,68 €	15	100	H5GM	0,006	1		
S55843-Z142-F100	POL004.25/STD	Мультиупаковка винтовых клемм 2 пол. зеленые для C4	0,74 €	15	100	H5GM	0,01	1		
S55843-Z143-F100	POL004.35/STD	Мультиупаковка винтовых клемм	0,97 €	15	100	H5GM	0,01	1		
S55843-Z145-F100	POL004.55/STD	Мультиупаковка винтовых клемм 5 пол. зеленых для C4	1,82 €	15	100	H5GM	0,415	1		
S55843-Z146-F100	POL004.65/STD	Мультиупаковка винтовых клемм 6 пол. зеленых для C4	2,11 €	15	100	H5GM	0,498	1		
S55843-Z147-F100	POL004.75/STD	Мультиупаковка винтовых клемм 7 пол. зеленых для C4	2,31 €	33	100	H5GM	0,549	1		
S55843-Z148-F100	POL004.85/STD	Мультиупаковка винтовых клемм 8 пол. зеленых для C4	2,51 €	15	100	H5GM	0,652	1		
S55843-Z151-F100	POL005.15/STD	Мультиупаковка винтовых клемм	0,76 €	15	100	H5GM	0,004	1		
S55843-Z152-F100	POL005.25/STD	Мультиупаковка винтовых клемм	0,76 €	15	100	H5GM	0,043	1		
S55843-Z153-F100	POL005.35/STD	Мультиупаковка винтовых клемм	1,02 €	15	100	H5GM	0,007	1		
S55843-Z422-F100	POL042.25/STD	Набор винтовых клем для POL42X.X	23,67 €	15	90	H5GM	0,094	1		
S55843-Z555-F100	POL085.55/STD	Блок питания 24 В DC / 75 Вт	29,52 €	15	45	H5GM	0,3	1		
S55843-Z638-F100	POL063.85/STD	Набор винтовых клемм для POL63X	20,70 €	57	1	H5GM	0,099	1		
S55843-Z638-G100	POL063.86/STD	Набор пружинных клемм для POL63X	29,34 €	57	1	H5GM	0,08	1		
S55843-Z648-F100	POL064.85/STD	Набор винтовых клемм для POL648.XX	24,66 €	57	1	H5GM	0,096	1		
S55843-Z648-G100	POL064.86/STD	Набор пружинных клемм для POL648	29,70 €	57	1	H5GM	0,077	1		
S55843-Z687-F100	POL068.75/STD	Набор винтовых клемм для POL687	24,12 €	15	1	H5GM	0,12	1		
S55843-Z688-F100	POL068.85/STD	Набор винтовых клемм для POL688	28,62 €	57	1	H5GM	0,115	1		
S55843-Z688-G100	POL068.86/STD	Набор пружинных клемм для POL688	34,74 €	57	1	H5GM	0,094	1		
S55843-Z698-F100	POL069.85/STD	Набор винтовых клемм для POL69x	31,68 €	15	1	H5GM	0,133	1		
S55843-Z698-G100	POL069.86/STD	Набор пружинных клемм для POL69x	38,79 €	15	1	H5GM	0,11	1		
S55843-Z714-F100	POL0C1.45/STD	Кабель для сенсорной панели RS485 D-Sub/RJ45 2500 м	8,34 €	15	10	H5GM	0,081	1		
S55843-Z717-F100	POL0C1.75/STD	Кабель для сенсорной панели RS485 RJ45 300 см	28,80 €	15	10	H5GM		1		
S55843-Z718-A100	POL0C1.80/STD	Кабель для сенсорной панели RS485/Ethernet RJ45/RJ	33,84 €	15	10	H5GM		1		
S55843-Z910-B100	POL0H1.01/STD	ФРОНТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ POL63X.0X	4,94 €	15	432	H5GM	0,02	1		
S55843-Z910-C100	POL0H1.02/STD	ФРОНТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ POL63X.7X	4,94 €	15	288	H5GM	0,02	1		
S55843-Z925-F100	POL092.55/STD	Набор винтовых клемм для POL925	14,49 €	15	1	H5GM	0,027	1		
S55843-Z945-F100	POL094.55/STD	Набор винтовых клемм для POL945	15,84 €	15	1	H5GM	0,035	1		
S55843-Z948-F100	POL094.E5/STD	Набор винтовых клемм для POL94E, POL94U	16,65 €	15	1	H5GM	0,041	1		
S55843-Z955-F100	POL095.55/STD	Набор винтовых клемм для POL955	18,90 €	57	1	H5GM	0,055	1		
S55843-Z955-G100	POL095.56/STD	Набор пружинных клемм для POL955	23,13 €	78	1	H5GM	0,046	1		
S55843-Z965-F100	POL096.55/STD	Набор винтовых клемм для POL965	20,34 €	15	1	H5GM	0,066	1		
S55843-Z968-F100	POL096.E5/STD	Клеммники POL96E/POL96U	49,50 €	15	1	H5GM	0,103	1		
S55843-Z968-G100	POL096.E6/STD	Клеммники POL96E/POL96U	49,32 €	50	1	H5GM	0,085	1		
S55843-Z985-F100	POL098.55/STD	Набор винтовых клемм для POL985	25,74 €	57	1	H5GM	0,1	1		
S55843-Z988-F100	POL098.E5/STD	Клеммники POL98E/POL98U	61,83 €	15	1	H5GM	0,139	1		
S55843-Z988-G100	POL098.E6/STD	Набор клемм POL098.E6/STD	61,56 €	15	1	H5GM	0,113	1		
S55844-Z332-F100	POS0.3325/100	Упаковка пружинных клемм 2 полюсных, зеленых	0,95 €	25	100	H5GM		1		
S55844-Z333-F100	POS0.3335/100	Упаковка пружинных клемм 3 полюсных, зеленых	1,43 €	25	100	H5GM		1		
S55844-Z334-F100	POS0.3345/100	Упаковка пружинных клемм 4 полюсных, зеленых	1,91 €	25	100	H5GM		1		
S55844-Z336-F100	POS0.3365/100	Упаковка пружинных клемм 6 полюсных, зеленых	4,24 €	25	100	H5GM		1		
S55844-Z337-F100	POS0.3375/100	Упаковка пружинных клемм 7 полюсных, зеленых	4,82 €	25	100	H5GM		1		
S55844-Z338-F100	POS0.3385/100	Упаковка пружинных клемм 8 полюсных, зеленых	5,68 €	25	100	H5GM		1		
OEM Air-Conditioning & Heating Systems (ACS) /										
BPZ:AGP45.02A/109	AGP45.02A/109	КОННЕКТОР	2,08 €	78	100	H5GM	0,004	1		
BPZ:AGP45.02B/109	AGP45.02B/109	КОННЕКТОР	2,08 €	15	100	H5GM	0,004	1		
BPZ:AGP45.02C/109	AGP45.02C/109	КОННЕКТОР	2,08 €	57	100	H5GM	0,004	1		
BPZ:AGP45.02D/109	AGP45.02D/109	КОННЕКТОР	2,08 €	78	100	H5GM	0,007	1		
BPZ:AGP45.02F/109	AGP45.02F/109	КОННЕКТОР	2,08 €	78	100	H5GM	0,004	1		
BPZ:AGP45.02G/109	AGP45.02G/109	КОННЕКТОР	2,08 €	57	100	H5GM	0,004	1		

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:AGP4S.02H/109	AGP4S.02H/109	КОННЕКТОР	2,08 €	78	100	H5GM	0,004	1	
BPZ:AGP4S.02J/109	AGP4S.02J/109	КОННЕКТОР	2,08 €	15	100	H5GM	0,004	1	
BPZ:AGP4S.02K/109	AGP4S.02K/109	КОННЕКТОР	2,08 €	193	100	H5GM	0,006	1	
BPZ:AGP4S.02L/109	AGP4S.02L/109	КОННЕКТОР	2,08 €	19	100	H5GM	0,006	1	
BPZ:AGP4S.02M/109	AGP4S.02M/109	КОННЕКТОР	2,08 €	15	100	H5GM	0,006	1	
BPZ:AGP4S.02N/109	AGP4S.02N/109	КОННЕКТОР	2,08 €	15	100	H5GM	0,006	1	
BPZ:AGP4S.02P/109	AGP4S.02P/109	КОННЕКТОР	2,08 €	15	100	H5GM	0,004	1	
BPZ:AGP4S.02R/109	AGP4S.02R/109	КОННЕКТОР	2,08 €	100	100	H5GM	0,006	1	
BPZ:AGP4S.02S/109	AGP4S.02S/109	КОННЕКТОР	2,08 €	100	100	H5GM	0,006	1	
BPZ:AGP4S.02T/109	AGP4S.02T/109	КЛЕММНИК ДЛЯ RVS	2,08 €	100	100	H5GM	0,006	1	
BPZ:AGP4S.02U/109	AGP4S.02U/109	КЛЕММНИК ДЛЯ RVS	2,08 €	100	100	H5GM	0,006	1	
BPZ:AGP4S.03D/109	AGP4S.03D/109	КОННЕКТОР	2,64 €	100	100	H5GM	0,008	1	
BPZ:AGP4S.03E/109	AGP4S.03E/109	КОННЕКТОР	2,64 €	15	100	H5GM	0,007	1	
BPZ:AGP4S.03F/109	AGP4S.03F/109	КОННЕКТОР	2,64 €	100	200	H5GM	0,008	1	
BPZ:AGP4S.03G/109	AGP4S.03G/109	КЛЕММНИК ДЛЯ RVS	2,64 €	78	100	H5GM	0,008	1	
BPZ:AGP4S.03H/109	AGP4S.03H/109	КОННЕКТОР	2,58 €	100	100	H5GM	0,008	1	
BPZ:AGP4S.04D/109	AGP4S.04D/109	КОННЕКТОР	3,21 €	15	100	H5GM	0,01	1	
BPZ:AGP4S.05A/109	AGP4S.05A/109	КОННЕКТОР	3,66 €	57	100	H5GM	0,012	1	
BPZ:AGP4S.07A/109	AGP4S.07A/109	КЛЕММНИК С СЕМЬЮ ПИНАМИ	5,18 €	15	100	H5GM	0,02	1	
BPZ:AGP5S.03A/109	AGP5S.03A/109	КЛЕММНИК ДЛЯ RVS21	1,62 €	15	100	H5GM	0,001	1	
BPZ:AGP5S.03B/109	AGP5S.03B/109	СОЕДИНИТЕЛЬ С AVS55.199	1,42 €	30	100	H5GM	0,005	1	
BPZ:AGP5S.04D/109	AGP5S.04D/109	КЛЕММНИК ДЛЯ RVS21	1,72 €	15	100	H5GM	0,001	1	
BPZ:AGP5S.04E/109	AGP5S.04E/109	КОННЕКТОР ДЛЯ RVS21	1,72 €	15	100	H5GM	0,001	1	
BPZ:AGP5S.07H/109	AGP5S.07H/109	КОННЕКТОР К RVS21, AVS55	2,88 €	15	100	H5GM	0,002	1	
BPZ:AGP5S.07K/109	AGP5S.07K/109	КОННЕКТОР К RVS21, AVS55	2,88 €	15	100	H5GM	0,001	1	
BPZ:AGP5S.07L/109	AGP5S.07L/109	КОННЕКТОР К RVS21, AVS55	2,88 €	15	100	H5GM	0,004	1	
BPZ:AGP5S.07M/109	AGP5S.07M/109	КОННЕКТОР К RVS21, AVS55	2,88 €	15	100	H5GM	0,011	1	
BPZ:AGP5S.08N/109	AGP5S.08N/109	КОННЕКТОР К RVS21, AVS55	3,33 €	15	100	H5GM	0,012	1	
BPZ:AGP5S.10P/109	AGP5S.10P/109	КОННЕКТОР К RVS21, AVS55	5,13 €	15	100	H5GM	0,017	1	
BPZ:AGP5S.10R/109	AGP5S.10R/109	КОННЕКТОР К RVS21, AVS55	5,13 €	15	100	H5GM	0,017	1	
BPZ:AGP8S.02E/109	AGP8S.02E/109	КОННЕКТОР	2,08 €	100	100	H5GM	0,004	1	
BPZ:AGP8S.03A/109	AGP8S.03A/109	КОННЕКТОР	2,64 €	78	100	H5GM	0,008	1	
BPZ:AGP8S.03B/109	AGP8S.03B/109	КОННЕКТОР	2,64 €	57	100	H5GM	0,008	1	
BPZ:AGP8S.03C/109	AGP8S.03C/109	КОННЕКТОР	2,64 €	35	100	H5GM	0,008	1	
BPZ:AGP8S.03D/109	AGP8S.03D/109	КОННЕКТОР	2,64 €	100	100	H5GM	0,009	1	
BPZ:AGP8S.03E/109	AGP8S.03E/109	КОННЕКТОР	2,64 €	15	100	H5GM	0,009	1	
BPZ:AGP8S.03G/109	AGP8S.03G/109	КОННЕКТОР	2,64 €	100	100	H5GM	0,009	1	
BPZ:AGP8S.03H/109	AGP8S.03H/109	КОННЕКТОР	2,64 €	100	100	H5GM	0,018	1	
BPZ:AGP8S.03K/109	AGP8S.03K/109	КОННЕКТОР	2,32 €	15	100	H5GM	0,008	1	
BPZ:AGP8S.04B/109	AGP8S.04B/109	КОННЕКТОР	3,21 €	57	100	H5GM	0,012	1	
BPZ:AGP8S.04C/109	AGP8S.04C/109	КОННЕКТОР	3,21 €	15	100	H5GM	0,01	1	
BPZ:AGP8S.04E/109	AGP8S.04E/109	КОННЕКТОР	3,21 €	100	100	H5GM	0,012	1	
BPZ:AGP8S.07A/109	AGP8S.07A/109	КОННЕКТОР	5,18 €	100	100	H5GM	0,02	1	
BPZ:AGS7A.100/109	AGS7A.100/109	КОРПУС ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА	93,60 €	15	10	H5GM	0,882	1	
BPZ:AVS16.290/109	AVS16.290/109	БЛОК ПИТАНИЯ	99,90 €	15	20	H5GM	0,439	1	
BPZ:AVS38.291/109	AVS38.291/109	ГЛУХАЯ КРЫШКА ДЛЯ ALBATROS 2	2,47 €	15	100	H5GM	0,073	1	
BPZ:AVS55.196/109	AVS55.196/109	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ К RVS21.XX	83,25 €	15	42	H5GM	0,35	1	
BPZ:AVS55.199/109	AVS55.199/109	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ К RVS21.XX	96,30 €	15	24	H5GM	0,091	1	
BPZ:AVS82.490/109	AVS82.490/109	ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ	5,18 €	121	200	H5GM	0,014	1	
BPZ:AVS82.491/109	AVS82.491/109	КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПУЛЬТУ ОПЕРАТОРА	5,64 €	78	200	H5GM	0,029	1	
BPZ:AVS82.496/109	AVS82.496/109	КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ RVS21	10,98 €	15	20	H5GM	0,02	1	
BPZ:AVS82.590/109	AVS82.590/109	КАБЕЛЬ-АДАПТЕР ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ	18,99 €	15	100	H5GM	0,012	1	
BPZ:RVS13.143/109	RVS13.143/109	КОНТРОЛЛЕР	226,80 €	15	20	H5GM	0,61	1	
BPZ:RVS21.826/109	RVS21.826/109	МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ	207,00 €	15	24	H5GM	0,29	1	
BPZ:RVS43.345/101	RVS43.345/101	Контроллер тепловой	341,10 €	15	1	H5GM	0,575	1	
BPZ:RVS43.345/109	RVS43.345/109	Контроллер тепловой	262,80 €	15	20	H5GM	0,434	1	
BPZ:RVS46.530/101	RVS46.530/101	Контроллер тепловой	202,50 €	25	1	H5GM	0,517	1	
BPZ:RVS46.530/109	RVS46.530/109	Контроллер тепловой	157,50 €	25	20	H5GM	0,464	1	
BPZ:RVS46.543/109	RVS46.543/109	Контроллер тепловой	248,40 €	15	20	H5GM	0,621	1	
BPZ:RVS61.843/101	RVS61.843/101	КОНТРОЛЛЕР ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ	756,90 €	15	1	H5GM	0,91	1	
BPZ:RVS61.843/109	RVS61.843/109	КОНТРОЛЛЕР ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ	585,00 €	15	20	H5GM	0,64	1	
OEM Air-Conditioning & Heating Systems (ACS) / OEM ACR AC2 устаревшее									

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022										
Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий	
BPZ:ACX93.000	ACX93.000	Программное обеспечение SAPRO для контроллеров Climatix	3 663,65 €	15	1	H5GM	0,227	1	Фиксированная цена, скидки не распространяются	
S55693-L190-A100	POL0L9.00/STD	ЛИЦЕНЗИЯ НА CLIMATIX REMOTE OPC СЕРВЕР	3,65 €	16	1	H5GM	0,001	1		
OEM Air-Conditioning & Heating Systems (ACS) / OEM ACR Poly Superheat										
BPZ:RWR462.10	RWR462.10	Контроллер перегрева	348,30 €	15	1	H5GM	0,445	1		
OEM Air-Conditioning & Heating Systems (ACS) /										
BPZ:ASR0.16N	ASR0.16N	ВСТАВКА ДЛЯ MVF661..	433,80 €	15	1	H5GM	0,642	5		
BPZ:ASR0.4N	ASR0.4N	ВСТАВКА ДЛЯ MVF661..	493,20 €	15	1	H5GM	0,646	5		
BPZ:ASR1.0N	ASR1.0N	ВСТАВКА ДЛЯ MVF661..	559,80 €	15	1	H5GM	0,651	5		
BPZ:ASR2.5N	ASR2.5N	ВСТАВКА ВЕНТИЛЯ MVF 661.25	621,00 €	15	1	H5GM	0,651	5		
BPZ:ASR6.3N	ASR6.3N	ВСТАВКА ДЛЯ MVF661..	681,30 €	15	1	H5GM	0,63	5		
BPZ:ASR61	ASR61	ЭЛ.БЛОК УПР-ния ЭЛЕКТРОМАГНИТ.КЛАПМVL661	302,40 €	15	1	H5GM	0,352	5		
BPZ:M2FP03GX	M2FP03GX	КЛАПАН 2-ХОДОВОЙ ПИЛОТНЫЙ	828,90 €	15	1	H5GM	1,719	5		
BPZ:M3FB15LX/A	M3FB15LX/A	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ 3-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN15, KVS 3, AC 24	1 179,00 €	15	1	H5GM	4,74	5		
BPZ:M3FB15LX06/A	M3FB15LX06/A	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ 3-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN15, KVS 0.6, AC 24 V	1 179,00 €	15	1	H5GM	4,86	5		
BPZ:M3FB15LX15/A	M3FB15LX15/A	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ 3-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN15, KVS 1.5, AC 24 V	1 179,00 €	15	1	H5GM	4,84	5		
BPZ:M3FB20LX/A	M3FB20LX/A	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ 3-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN20, KVS 5, AC 24	1 404,00 €	15	1	H5GM	8,931	5		
BPZ:M3FB25LX/A	M3FB25LX/A	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ 3-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN25, KVS 8, AC 24	1 692,00 €	15	1	H5GM	9,726	5		
BPZ:M3FB32LX	M3FB32LX	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ 3-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN32, KVS 12, AC 24 V	2 268,00 €	15	1	H5GM	10,876	5		
BPZ:M3FK15LX	M3FK15LX	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN15, KVS 3, AC 24 V	1 503,00 €	15	1	H5GM	2,89	5		
BPZ:M3FK15LX06	M3FK15LX06	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN15, KVS 0.6, AC 24 V	1 485,00 €	25	1	H5GM	2,727	5		
BPZ:M3FK15LX15	M3FK15LX15	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN15, KVS 1.5, AC 24 V	1 494,00 €	15	1	H5GM	3,006	5		
BPZ:M3FK20LX	M3FK20LX	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN20, KVS 5, AC 24 V	1 638,00 €	15	1	H5GM	4,353	5		
BPZ:M3FK25LX	M3FK25LX	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN25, KVS 8, AC 24 V	1 836,00 €	15	1	H5GM	4,676	5		
BPZ:M3FK32LX	M3FK32LX	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN32, KVS 12, AC 24 V	2 097,00 €	15	1	H5GM	9,01	5		
BPZ:M3FK40LX	M3FK40LX	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN40, KVS 20, AC 24 V	2 592,00 €	35	1	H5GM	14,42	5		
BPZ:M3FK50LX	M3FK50LX	КЛАПАН МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 2-ХОДОВОЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN32, DN50, KVS 30, AC 24 V	2 817,00 €	15	1	H5GM	17,1	5		
BPZ:MVL661.15-0.4	MVL661.15-0.4	КЛАПАН ДЛЯ ХЛАДАГЕНТОВ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN 40, DN 15, KVS 0.4, AC/DC 24 В	880,20 €	15	1	H5GM	4,233	5		
BPZ:MVL661.15-1.0	MVL661.15-1.0	КЛАПАН ДЛЯ ХЛАДАГЕНТОВ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN 40, DN 15, KVS 1.0, AC/DC 24 В	936,00 €	34	1	H5GM	4,275	5		
BPZ:MVL661.20-2.5	MVL661.20-2.5	КЛАПАН ДЛЯ ХЛАДАГЕНТОВ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN 40, DN 20, KVS 2.5, AC/DC 24 В	1 026,00 €	15	1	H5GM	4,385	5		
BPZ:MVL661.25-6.3	MVL661.25-6.3	КЛАПАН ДЛЯ ХЛАДАГЕНТОВ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN 40, DN 25, KVS 6.3, AC/DC 24 В	1 242,00 €	15	1	H5GM	4,563	5		
BPZ:MVL661.32-12	MVL661.32-12	КЛАПАН ДЛЯ ХЛАДАГЕНТОВ, СОЕДИНЕНИЕ ПАЙКОЙ, PN 40, DN 32, KVS 12, AC/DC 24 В	1 386,00 €	15	1	H5GM	5,999	5		
BPZ:MVS661.25-0.4N	MVS661.25-0.4N	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	1 485,00 €	15	1	H5GM	5,176	5		

ПРАЙС ЛИСТ

Цена указана в ЕВРО без НДС на условиях склад Продавца в РФ (стоимость доставки до склада Продавца и таможенной очистки включены). Данный прайс-лист является информационным. Продавец имеет право вносить изменения в данный прайс-лист без дополнительного уведомления. **Данный прайс-лист не является публичной офертой.**

Продавец оставляет за собой право частичной и/или полной замены и/или отказа от поставки оборудования в случае, если статус данного оборудования определен как «сервисный материал». В данном случае Продавец информирует о невозможности поставки/ возможности замены в разумные сроки с момента размещения заказа у поставщика. Направление Продавцом Покупателю уведомления о невозможности поставки указанного в спецификации Оборудования освобождает Продавца от обязанности по поставке.

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:09. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Врд	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет	Комментарий
BPZ:MVS661.25-016N	MVS661.25-016N	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	1 431,00 €	15	1	H5GM	5,17	5	
BPZ:MVS661.25-1.0N	MVS661.25-1.0N	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	1 557,00 €	15	1	H5GM	5,167	5	
BPZ:MVS661.25-2.5N	MVS661.25-2.5N	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	1 611,00 €	39	1	H5GM	5,223	5	
BPZ:MVS661.25-6.3N	MVS661.25-6.3N	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С МОДУЛИРУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРЯЧИХ ГАЗАХ И ВАКУУМНЫХ РЕГУЛЯТОРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Аммиака и других хладагентов [M?/H] 4.0...6.3, DN 25	1 674,00 €	35	1	H5GM	5,13	5	
S55320-M105	MVL661.32-10	Клапан для холодильных систем	1 458,00 €	15	1	H5GM	6,023	5	

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
Программные продукты							
Программные продукты / DMS8000							
A6E600123	WW8010	Лицензия Composer для конечных заказчиков	По запросу	1	H22A	0,001	1
A6E600124	WW8022/ALL	Сервисный ключ Composer, продление лицензии на 1 год	По запросу	1	H22A	0,001	1
A6E600251	UPD	Компонент обновления лицензии для МК8000, ММ8000	По запросу	1	H22A	0,001	1
A6E600286	ММ8000/SWU	Компонент лицензии ММ8000	По запросу	1	H22A	0,001	1
A6E600287	ММ8000/USB OPT	Ключ защиты для ММ8000	По запросу	1	H22A	0,036	1
A6E600293	МК8000/SWU	Компонент лицензии МК8000	По запросу	1	H22A	0,001	1
A6E600294	МК8000/USB OPT	Ключ защиты для МК8000	По запросу	1	H22A	0,041	1
A6E600298	WW8022/USB OPT	Сервисный ключ USB Composer + годовая лицензия	По запросу	1	H22A	0,029	1
Системы пожарной сигнализации							
Системы пожарной сигнализации / Оповещатели звуковые							
A5Q00004117	FDS221-R	Оповещатель звуковой красный	По запросу	1	H3EN	0,131	1
A5Q00006711	FDS221-W	Оповещатель звуковой белый	По запросу	1	H3EN	0,132	1
S54372-F13-A1	DBS721	Оповещатель звуковой (адаптер для извещателя)	По запросу	1	H3EN	0,282	1
S54372-F16-A1	FDSB221	Оповещатель звуковой (адаптер для извещателя)	По запросу	1	H3EN	0,249	1
Системы пожарной сигнализации / Оповещатели световые и комбинированные							
A5Q00023092	FDS229-A	Оповещатель комбинированный оранжевый (звуковой и световой)	По запросу	1	H3EN	0,149	1
A5Q00023093	FDS229-R	Оповещатель комбинированный красный (звуковой и световой)	По запросу	1	H3EN	0,148	1
S54372-F14-A1	DBS729	Оповещатель комбинированный (звуковой и световой, адаптер для извещателя)	По запросу	1	H3EN	0,295	1
S54372-F14-B1	DBS728	Оповещатель комбинированный (звуковой и световой, адаптер для извещателя)	По запросу	1	H3EN	0,281	1
S54372-F17-A1	FDSB229	Оповещатель комбинированный (звуковой и световой, адаптер для извещателя)	По запросу	1	H3EN	0,265	1
S54372-F17-B1	FDSB228	Оповещатель комбинированный (звуковой и световой, адаптер для извещателя)	По запросу	1	H3EN	0,259	1
Системы пожарной сигнализации /							
BPZ:4863780001	DB1151A	Основание для извещателя	По запросу	1	H3EN	0,057	1
Системы пожарной сигнализации /							
BPZ:5081200001	DCA1192A	Блок электронный модуля	По запросу	1	H3EN	0,132	1
S54400-B124-A1	FCA1209-Z1	Модуль выхода (1 выход)	По запросу	1	H3EN	0,089	1
Системы пожарной сигнализации /							
BPZ:5084500001	DCB1192A	Плата клеммная для DCA1192A	По запросу	1	H3EN	0,099	1
Системы пожарной сигнализации /							
A5Q00005579	DMA1131	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска	По запросу	1	H3EN	0,07	1
S54311-B3-A1	FDMH294-R	Корпус красный для блока электронного	По запросу	1	H3EN	0,273	1
S54311-B7-A1	FDMH297-R	Корпус красный для блока электронного	По запросу	1	H3EN	0,277	1
S54311-B14-A1	FDME231	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска	По запросу	10	H3EN	0,1	1
Системы пожарной сигнализации /							
A6E600066	NE8001	Корпус металлический с блоком питания для NK82xx	По запросу	1	H3EN	8,05	1
A6E600185	NZ8201	Кронштейн монтажный для NK823x	По запросу	1	H3EN	0,229	1
S54461-B4-A1	NKA8011-A1	Основание для NK823x	По запросу	1	H3EN	0,17	1
S54461-C2-A1	NK8235.2	Модуль интерфейсный Ethernet шлюз на 2 порта RS232	По запросу	1	H3EN	0,605	1
S54461-C2-A2	NK8235.4	Модуль интерфейсный Ethernet шлюз на 4 порта RS232	По запросу	1	H3EN	0,635	1
S54461-C2-A3	NK8232.2	Модуль интерфейсный Ethernet шлюз для одной подсистемы	По запросу	1	H3EN	0,602	1

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
S54461-C7-A1	NK8237.2	Модуль интерфейсный Шлюз Modbus	По запросу	1	H3EN	0,603	1
Системы пожарной сигнализации /							
BPZ:4686550001	DZ1193	Устройство замены и тестирования детектора	По запросу	1	H3EN	1,407	1
Системы пожарной сигнализации /							
BPZ:4602390001	E3I020	Модуль RS232	По запросу	1	H3EN	0,176	1
BPZ:4602680001	E3M080	Плата линии (коллективная)	По запросу	1	H3EN	0,272	1
BPZ:4993100001	E3I040	Модуль интерфейсный LON	По запросу	1	H3EN	0,246	1
BPZ:5052590001	B3D021	Модем двухинтерфейсный RS232	По запросу	1	H3EN	0,28	1
BPZ:5286340001	E3M171	Плата линии (Interactive EX)	По запросу	1	H3EN	0,299	1
A5Q00010410	M3C100	Ключ защитный USB M3C100	По запросу	1	H3EN	0,008	1
A5Q00024660	E3H021	Шлюз C-шины	По запросу	1	H3EN	0,581	1
S54405-A9-A1	E3M141	Плата линии (FDnet)	По запросу	1	H3EN	0,253	1
Системы пожарной сигнализации /							
S54319-F32-A1	RS721	Уплотнение резиновое для основания извещателя	По запросу	10	H3EN	0,022	1
S54372-B12-A1	BP720	Заглушка защитная для оповещателей FDSB721 и FDSB729	По запросу	1	H3EN	0,029	1
S54372-B15-A1	FDBZ296	Заглушка защитная для оповещателей FDSB221 и FDSB229	По запросу	1	H3EN	0,036	1
S54372-F18-A1	FDBZ297	Уплотнение резиновое для основания извещателя	По запросу	10	H3EN	0,024	1
Клапаны и приводы							
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы шаровые							
BPZ:ALI15VAI60/61	ALI15VAI60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,019	5
BPZ:ALI15VBI60/61	ALI15VBI60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,026	5
BPZ:ALI20VAI60/61	ALI20VAI60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,019	5
BPZ:ALI20VBI60	ALI20VBI60	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,027	5
BPZ:ALI20VBI61	ALI20VBI61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,027	5
BPZ:ALI25VAI60/61	ALI25VAI60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,022	5
BPZ:ALI25VBI60/61	ALI25VBI60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,03	5
BPZ:ALI32VAI60/61	ALI32VAI60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,03	5
BPZ:ALI32VBI60/61	ALI32VBI60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,038	5
BPZ:ALI40VAI60/61	ALI40VAI60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,033	5
BPZ:ALI40VBI60/61	ALI40VBI60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,038	5
BPZ:ALI50VAI60/61	ALI50VAI60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,04	5
S55230-V142	VWG41.20-0.25-0.4	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	По запросу	1	H5CC	1,887	5
S55230-V143	VWG41.20-0.25-0.65	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	По запросу	1	H5CC	1,883	5
S55230-V144	VWG41.20-0.25-1.0	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	По запросу	1	H5CC	1,88	5
S55230-V145	VWG41.20-0.4-1.0	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	По запросу	1	H5CC	1,893	5
S55230-V146	VWG41.20-0.4-1.3	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	По запросу	1	H5CC	1,872	5
S55230-V149	VWG41.20-0.65-1.6	6-ходовой регулирующий шаровой клапан	По запросу	1	H5CC	1,866	5
S55845-Z162	ALI15VAG60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,03	5
S55845-Z163	ALI20VAG60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,038	5
S55845-Z164	ALI25VAG60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,039	5
S55845-Z165	ALI32VAG60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,045	5
S55845-Z166	ALI40VAG60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,065	5
S55845-Z167	ALI50VAG60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,064	5
S55845-Z168	ALI15VBG60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,056	5
S55845-Z170	ALI25VBG60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,08	5
S55845-Z172	ALI40VBG60/61	Изоляционный кожух для шаровых клапанов	По запросу	1	H5CC	0,116	5
S55845-Z174	ALX15	Фильтр, внутренняя резьба, DN15	По запросу	1	H5CC	0,178	5
S55845-Z175	ALX20	Фильтр, внутренняя резьба, DN20	По запросу	1	H5CC	0,29	5
S55845-Z176	ALX25	Фильтр, внутренняя резьба, DN25	По запросу	1	H5CC	0,455	5
S55845-Z178	ALX40	Фильтр, внутренняя резьба, DN40	По запросу	1	H5CC	0,874	5
S55845-Z179	ALX50	Фильтр, внутренняя резьба, DN50	По запросу	1	H5CC	1,428	5
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы с большим ходом штока							

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
BPZ:VVF61.0909	VVF61.0909	Фланцевый 2-хододовой клапан PN40	По запросу	1	H5CC	7,38	5
BPZ:VVF61.1409	VVF61.1409	Фланцевый 2-хододовой клапан PN40	По запросу	1	H5CC	7,18	5
BPZ:VVF61.1509	VVF61.1509	Фланцевый 2-хододовой клапан PN40	По запросу	1	H5CC	7,194	5
BPZ:VVF61.6509	VVF61.6509	Фланцевый 2-хододовой клапан PN40	По запросу	1	H5CC	32,28	5
BPZ:VVF61.9109	VVF61.9109	Фланцевый 2-хододовой клапан PN40	По запросу	1	H5CC	84	5
BPZ:VVF61.92	VVF61.92	Клапан регулирующий, 2-хододовой, фланцевый, седельный, PN40, DN150, KVS 300	По запросу	1	H5CC	120	5
BPZ:VVF61.9209	VVF61.9209	Фланцевый 2-хододовой клапан PN40	По запросу	1	H5CC	112	5
BPZ:VXF61.9209	VXF61.9209	Клапан регулирующий, 3-Х ХОДОВОЙ, KVS 300, DN 150, ШТОК 20/40	По запросу	1	H5CC	134	5
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы с малым ходом штока							
BPZ:ASC9.6	ASC9.6	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ SQS35../85..	По запросу	1	H5CC	0,039	5
BPZ:SSC61	SSC61	Привод клапана электромоторный, AC/DC 24 V, DC 0...10V	По запросу	1	H5CC	0,322	5
BPZ:SSC619	SSC619	Привод клапана электромоторный, AC/DC 24 V, DC 0...10V	По запросу	10	H5CC	0,272	5
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы зональные							
S55174-A103	STP23	Привод клапана электротермический, AC 230 V, HO, 2-позиционный, 1 М	По запросу	1	H5CC	0,179	5
S55174-A105	STP63	Привод клапана электротермический, AC 24 V, HO, DC 0...10 В, 2	По запросу	1	H5CC	0,205	5
S55174-A111	STP73/00	Привод клапана электротермический, AC/DC 24 В, HO, 2-позиционный, ШИМ	По запросу	1	H5CC	0,14	5
S55174-A112	STP23/00	Привод клапана электротермический, AC 230 V, HO, 2-позиционный	По запросу	1	H5CC	0,14	5
S55174-A116	STP73PR/00	Привод клапана электротермический, AC/DC 24 В, HO, 2-позиционный, ШИМ, PR	По запросу	1	H5CC	0,14	5
S55174-A123	ASY23L20	Кабель соединительный, 2 М, ТИП 1	По запросу	1	H5CC	0,079	5
S55174-A126	ASY23L50	Кабель соединительный, 5 М, ТИП 1	По запросу	1	H5CC	0,238	5
S55174-A130	ASY23L150	Кабель соединительный, 15 М, ТИП 1	По запросу	1	H5CC	0,672	5
S55174-A131	ASY23L30B	Кабель соединительный, 3 М, ТИП 4, ЧЁРНЫЙ	По запросу	1	H5CC	0,145	5
S55174-A132	ASY23L50B	Кабель соединительный, 5 М, ТИП 4, ЧЁРНЫЙ	По запросу	1	H5CC	0,236	5
S55174-A134	ASY23L20HF	Кабель соединительный, 2 М, ТИП 1, Б/ГАЛОГЕНОВ	По запросу	1	H5CC	0,103	5
S55174-A135	ASY23L50HF	Кабель соединительный, 5 М, ТИП 1, Б/ГАЛОГЕНОВ	По запросу	1	H5CC	0,233	5
S55174-A136	ASY23L100HF	Кабель соединительный, 10 М, ТИП 1, Б/ГАЛОГЕНОВ	По запросу	1	H5CC	0,42	5
S55174-A137	ASY6AL20	Кабель соединительный, 0...10 В, ТИП 2, 2 М	По запросу	1	H5CC	0,074	5
S55174-A140	ASY6PL20	Кабель соединительный, 0...10 В, ТИП 3, 2 М	По запросу	1	H5CC	0,067	5
S55174-A147	ASY6AL20HF	Кабель соединительный, 0...10 В, ТИП 2, 2 М, Б/ГАЛОГЕНОВ	По запросу	1	H5CC	0,07	5
S55174-A150	ASY6PL20HF	Кабель соединительный, 0...10 В, ТИП 3, 2 М, Б/ГАЛОГЕНОВ	По запросу	1	H5CC	0,073	5
S55174-A153	ASA23U10	КАБЕЛЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, ТИП 7, 1 М	По запросу	1	H5CC	0,077	5
S55174-A157	ASY23L20LD	Кабель соединительный, 2 М, ТИП 1, LED-ИНДИКАТОР	По запросу	1	H5CC	0,068	5
S55174-A158	ASY23L50LD	Кабель соединительный, 5 М, ТИП 1, LED-ИНДИКАТОР	По запросу	1	H5CC	0,128	5
S55174-A159	AV301	АДАПТЕР ДЛЯ КЛАПАНОВ M30 X 1.5	3,35 €	1	H5CC	0,012	5
S55174-A167	AV304	НАБОР АДАПТЕРОВ (5 ШТ.)	14,83 €	1	H5CC	0,036	5
S55174-A168	AL431	АНТИВАНДАЛЬНАЯ ЗАЩИТА	По запросу	1	H5CC	0,023	5
BPZ:SSB61	SSB61	Привод клапана электромоторный, AC/DC 24 V, DC 0...10V	По запросу	1	H5CC	0,317	5
BPZ:SSB619	SSB619	ОЕМ Привод клапана электромоторный, AC/DC 24 V, DC 0...10V	По запросу	10	H5CC	0,282	5
BPZ:SSP61	SSP61	Привод клапана электромоторный, AC/DC 24 V, DC 0...10V	По запросу	1	H5CC	0,312	5
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы радиаторные							
BPZ:AV52	AV52	ПЕРЕХОДНИК НА КЛАПАН SOMAP	По запросу	1	H5CC	0,061	5
BPZ:AV59	AV59	ПЕРЕХОДНИК НА КЛАПАН VAILLANT	По запросу	1	H5CC	0,064	5
S55174-A100	STA73	Привод клапана электротермический, AC/DC 24 В, H3, 2-позиционный, ШИМ, 1 М	По запросу	1	H5CC	0,18	5
S55174-A101	STA23	Привод клапана электротермический, AC 230 V, H3, 2-позиционный, 1 М	По запросу	1	H5CC	0,179	5
S55174-A104	STA63	Привод клапана электротермический, AC 24 V, H3, DC 0...10 В, 2	По запросу	1	H5CC	0,206	5

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
S55174-A106	STA73HD	Привод клапана электротермический, AC/DC 24 В, HD, 2-позиционный, 0,8 М	По запросу	1	H5CC	0,176	5
S55174-A107	STA23HD	Привод клапана электротермический, AC 230 В, HD, 2-позиционный, 0,8 М	По запросу	1	H5CC	0,175	5
S55174-A110	STA23/00	Привод клапана электротермический, AC 230 В, H3, 2-позиционный	По запросу	1	H5CC	0,141	5
S55174-A113	STA73MP/00	Привод клапана электротермический, AC/DC 24 В, H3, 2-позиционный, ШИМ, МР	По запросу	50	H5CC	0,109	5
S55174-A114	STA23MP/00	Привод клапана электротермический, AC 230 В, H3, 2-позиционный, МР	По запросу	50	H5CC	0,102	5
S55174-A115	STA73PR/00	Привод клапана электротермический, AC/DC 24 В, H3, 2-позиционный, ШИМ, РР	По запросу	1	H5CC	0,141	5
S55174-A117	STA73B/00	Привод клапана электротермический, AC/DC 24 В, H3, 2-позиционный, ШИМ, ЧЁРНЫЙ	По запросу	1	H5CC	0,139	5
S55174-A118	STA23B/00	Привод клапана электротермический, AC 230 В, H3, 2-позиционный, ЧЁРНЫЙ	По запросу	1	H5CC	0,14	5
S55181-A101	SSA911.01TH	Беспроводной привод клапана для термоста RDS	По запросу	1	H5CC		5
Клапаны и приводы / Клапаны и приводы поворотные							
BPZ:SQK84.00	SQK84.00	ПРИВОД КЛАПАНА ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ, 5 NM, 90°, AC 24 В, ЗР	По запросу	1	H5CC	0,483	5
BPZ:VBI31.20	VBI31.20	Клапан поворотный 3-ходовой, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN10, DN20, KVS 6.3	По запросу	1	H5CC	1,33	5
BPZ:VBI31.25	VBI31.25	Клапан поворотный 3-ходовой, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, PN10, DN25, KVS 10	По запросу	1	H5CC	1,48	5
BPZ:VKF41.100	VKF41.100	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN100, KVS 760	По запросу	1	H5CC	3,123	5
BPZ:VKF41.125	VKF41.125	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN125, KVS 1000	По запросу	1	H5CC	5,38	5
BPZ:VKF41.150	VKF41.150	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN150, KVS 2100	По запросу	1	H5CC	6,166	5
BPZ:VKF41.200	VKF41.200	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN200, KVS 4000	По запросу	1	H5CC	8,68	5
BPZ:VKF41.40	VKF41.40	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN40, KVS 50	По запросу	1	H5CC	1,668	5
BPZ:VKF41.50	VKF41.50	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN50, KVS 80	По запросу	1	H5CC	1,898	5
BPZ:VKF41.65	VKF41.65	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN65, KVS 200	По запросу	1	H5CC	2,381	5
BPZ:VKF41.80	VKF41.80	КЛАПАН "БАТТЕРФЛЯЙ", 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 400, DN 80	По запросу	1	H5CC	2,594	5
BPZ:VKF46.150	VKF46.150	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN150, KVS 2100, ПЛОТНОЕ ЗАКРЫТИЕ	По запросу	1	H5CC	9,74	5
BPZ:VKF46.200	VKF46.200	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN200, KVS 4000, ПЛОТНОЕ ЗАКРЫТИЕ	По запросу	1	H5CC	14,06	5
BPZ:VKF46.350	VKF46.350	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN350, KVS 11500, ПЛОТНОЕ ЗАКРЫТИЕ	По запросу	1	H5CC	37,1	5
BPZ:VKF46.40	VKF46.40	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN40, KVS 50, ПЛОТНОЕ ЗАКРЫТИЕ	По запросу	1	H5CC	1,721	5
BPZ:VKF46.400	VKF46.400	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN400, KVS 14500, ПЛОТНОЕ ЗАКРЫТИЕ	По запросу	1	H5CC	51	5
BPZ:VKF46.450	VKF46.450	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN450, KVS 20500, ПЛОТНОЕ ЗАКРЫТИЕ	По запросу	1	H5CC	96	5
BPZ:VKF46.600	VKF46.600	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN600, KVS 29300, ПЛОТНОЕ ЗАКРЫТИЕ	По запросу	1	H5CC	210	5
BPZ:VKF46.65	VKF46.65	Клапан БАТТЕРФЛЯЙ, фланцевый,, PN6/10/16, DN65, KVS 215, ПЛОТНОЕ ЗАКРЫТИЕ	По запросу	1	H5CC	3,037	5
Клапаны и приводы / Комбиклапаны и приводы							
BPZ:AV100-VP1	AV100-VP1	САЛЬНИК-ВСТАВКА	По запросу	10	H5CC	0,026	5
S55266-V119	VPF53.100F90	Комбиклапан фланцевый, PN25, DN100, 90	По запросу	1	H5CC	81	5
S55266-V139	VPF44.65F35	Комбиклапан, фланцевый, PN16, DN65	По запросу	1	H5CC		1
BPZ:SQD35.00	SQD35.00	ПРИВОД ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ, <GT/> 400 Н, 6.5 мм, AC 230 В, 3-	По запросу	1	H5CC	0,52	5
BPZ:SSD31	SSD31	ПРИВОД ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ, 250 Н, 5.5 мм, 1.5 М, AC 230 В, 3-ТОЧЕЧНЫЙ	По запросу	1	H5CC	0,359	5

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
BPZ:SSD61	SSD61	ПРИВОД ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ, 250 N, 5,5 мм, 1,5 М, AC/DC 24 V, DC 0...10 V	По запросу	1	H5CC	0,316	5
BPZ:SSD61.5	SSD61.5	ПРИВОД КЛАПАНА ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ SSD61.5, M30X1.5, 300N, 0-10 В DC	По запросу	1	H5CC	0,332	5
BPZ:SSD81.5	SSD81.5	ПРИВОД КЛАПАНА ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ SSD81.5, M30X1.5, 300N, 0-10 В DC	По запросу	1	H5CC	0,334	5
BPZ:VPD110A-145	VPD110A-145	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN10, V 86...318 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,504	5
BPZ:VPD110A-45	VPD110A-45	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN10, V 25...104 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,503	5
BPZ:VPD110A-90	VPD110A-90	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN10, V 57...185 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,502	5
BPZ:VPD110B-200	VPD110B-200	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 10 КПА, PN10, DN10, V 95...483 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,503	5
BPZ:VPD115A-145	VPD115A-145	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN15, V 86...318 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,568	5
BPZ:VPD115A-45	VPD115A-45	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN15, V 25...104 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,563	5
BPZ:VPD115A-90	VPD115A-90	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN15, V 57...185 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,562	5
BPZ:VPD115B-200	VPD115B-200	Клапан радиаторный, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 10 КПА, PN10, DN15, V 95...483 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,564	5
BPZ:VPE110A-145	VPE110A-145	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN10, V 86...318 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,478	5
BPZ:VPE110A-45	VPE110A-45	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN10, V 25...104 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,48	5
BPZ:VPE110A-90	VPE110A-90	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN10, V 57...185 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,482	5
BPZ:VPE110B-200	VPE110B-200	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 10 КПА, PN10, DN10, V 95...483 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,481	5
BPZ:VPE115A-145	VPE115A-145	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN15, V 86...318 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,543	5
BPZ:VPE115A-45	VPE115A-45	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN15, V 25...104 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,534	5
BPZ:VPE115A-90	VPE115A-90	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 5 КПА, PN10, DN15, V 57...185 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,537	5
BPZ:VPE115B-200	VPE115B-200	Клапан радиаторный угловой, 2-ходовой седельный, DIN, C КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ, DPW 10 КПА, PN10, DN15, V 95...483 л/ч	По запросу	1	H5CC	0,539	5
Частотные преобразователи							

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
Частотные преобразователи / SED2							
BPZ:SED2-1.5/32B	SED2-1.5/32B	Variable Speed Drive	По запросу	1	H5CN	2,515	1
BPZ:SED2-15/32B	SED2-15/32B	Variable Speed Drive	По запросу	1	H5CN	7,8	1
BPZ:SED2-30/32B	SED2-30/32B	Variable Speed Drive	По запросу	1	H5CN	23,221	1
BPZ:SED2-4/32B	SED2-4/32B	Variable Speed Drive	По запросу	1	H5CN	5,36	1
BPZ:SED2-90/32B	SED2-90/32B	Variable Speed Drive	По запросу	1	H5CN	88	1
BPZ:SED2-AOP1	SED2-AOP1	Advanced Operating Panel (AOP)	По запросу	1	H5CN	0,103	1
BPZ:SED2-BFLTR-C-H	SED2-BFLTR-C-H	EMC Filter Frame Size C 480V	По запросу	1	H5CN	2,056	1
BPZ:SED2-BOP1	SED2-BOP1	Basic Operating Panel (BOP)	По запросу	1	H5CN	0,1	1
BPZ:SED2-FAN-20A	SED2-FAN-20A	FSA Fan Assembly 3 Wire	По запросу	1	H5CN	0,047	1
BPZ:SED2-FAN-20B	SED2-FAN-20B	FSB Fan Assembly 3 Wire	По запросу	1	H5CN	0,196	1
BPZ:SED2-FAN-20C	SED2-FAN-20C	SED2 Fan Assembly FSC IP20 (3 Wire)	По запросу	1	H5CN	0,454	1
BPZ:SED2-FAN-20DE2	SED2-FAN-20DE2	FSD/E Fan Assembly 2 (PAPST)	По запросу	1	H5CN	0,35	1
BPZ:SED2-FAN-54C	SED2-FAN-54C	FSC Fan Assembly IP54 (SBT)	По запросу	1	H5CN	0,496	1
BPZ:SED2-FAN-54DE	SED2-FAN-54DE	FSD/E Fan Assembly IP54 (SBT)	По запросу	1	H5CN	0,311	1
BPZ:SED2-FAN2-20A	SED2-FAN2-20A	SED2 Fan Assembly FSA IP20 (2 Wire)	По запросу	1	H5CN	0,045	1
BPZ:SED2-FAN2-20B	SED2-FAN2-20B	SED2 Fan Assembly FSB IP20 (2 Wire)	По запросу	1	H5CN	0,26	1
BPZ:SED2-IOBD1	SED2-IOBD1	I/O Board MM436 (SBT) FS A - F	По запросу	1	H5CN	0,187	1
BPZ:SED2-LONI/F	SED2-LONI/F	LON MODULE	По запросу	1	H5CN	0,306	1
Датчики (Symaro)							
Датчики (Symaro) / Датчики температуры							
BPZ:QVM62.1	QVM62.1	КАНАЛЬНЫЙ Датчик СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	По запросу	1	H5DE	0,352	5
Датчики (Symaro) / Датчики давления							
S55720-S116	AQB2001	КОМПЛЕКТ монтажные QBE2002-P...	По запросу	1	H5DE	0,152	5
S55720-S498	FT-TP/100-200	Погружной датчик температуры	По запросу	1	H5DE		5
Датчики (Symaro) / Датчики качества воздуха							
BPZ:QAH11	QAH11	КАБЕЛЬНЫЙ Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ ПВХ 2.5 М, NTC 3 КΩ, С КОННЕКТОРАМИ 2.8 × 0.8 мм	По запросу	10	H5DE	0,115	5
Датчики (Symaro) /							
S55624-H109	QMX7.E38	СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ с 4,3 ДЮЙМОВЫМ ДИСПЛЕЕМ, web слитен для РХС3.E7...	По запросу	1	H5DE	0,345	1
Стандартные контроллеры							
Стандартные контроллеры / Тепловые контроллеры SIGMAGYR							
BPZ:RVP211.1	RVP211.1	КОНТРОЛЛЕР С 24-ЧАСОВЫМ ТАЙМЕРОМ	По запросу	1	H5DG	0,817	1
Стандартные контроллеры / Прочие							
BPZ:BSG21.1	BSG21.1	ЗАДатчик УСТАВКИ, ПАССИВНЫЙ, ДИАПАЗОН 0...50° C (ИЗМЕНЯЕМЫЙ)	По запросу	1	H5DG	0,053	1
BPZ:BSG21.5	BSG21.5	ЗАДатчик УСТАВКИ, ПАССИВНЫЙ, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -20...20 °C; 20...60 °C; -3...3 К	По запросу	1	H5DG	0,05	1
BPZ:BSG61	BSG61	ПАССИВНЫЙ ЗАДатчик УСТАВКИ 0...100 %, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА УСТАНОВОЧНОЙ ПАНЕЛИ	По запросу	1	H5DG	0,054	1
Термостаты							
Термостаты / THE HEATING							
BPZ:REV13DC	REV13DC	КОНТРОЛЛЕР КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С 24-ЧАСОВЫМ РАСПИСАНИЕМ И ПРИЁМНИКОМ СИГНАЛА ВРЕМЕНИ	По запросу	1	H5DK	0,4	1
BPZ:REV24DC	REV24DC	КОНТРОЛЛЕР КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С РАСПИСАНИЕМ НА НЕДЕЛЮ И ПРИЁМНИКОМ СИГНАЛА ВРЕМЕНИ	По запросу	1	H5DK	0,46	1
BPZ:REV24RFDC/SET	REV24RFDC/SET	REV24RFDC/SET набор RF 16A, с часами, обновляемыми по	По запросу	1	H5DK	0,672	1
S55770-T283	RDE100FP	БЕСПРОВОДНОЙ Термостат комнатный	По запросу	1	H5DK	0,25	1

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
S55770-T336	RDD810KN/NF	RDD810KN/NF KNX комнатный термостат с сенсорным дисплеем	По запросу	100	H5DK	0,25	1
S55770-T406	RDD810/NF	RDD810/NF комнатный термостат отопления	По запросу	100	H5DK	0,236	1
Термостаты / THE FAN COIL							
S55770-T163	RDG100KN	Термостат комнатный С КОММУНИКАЦИЕЙ ПО ШИНЕ KNX, AC 230 V ДЛЯ ФЭНКОЙЛОВ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ	По запросу	1	H5DK	0,374	1
S55770-T297	RDG160KN	Термостат комнатный	По запросу	1	H5DK	0,344	1
S55770-T347	RDG165KN	Room thermostat RDG165KN for temp. And h	По запросу	1	H5DK	0,347	1
S55770-T397	RDF800/NF	RDF800/NF комнатный термостат с сенсорным дисплеем	По запросу	100	H5DK	0,35	1
S55770-T398	RDF880KN/NF	RDF880KN/NF комнатный термостат, сенсорный	По запросу	100	H5DK	0,236	1
Термостаты / SMART THERMOSTAT							
S55772-T100	RDS110	Смарт-термостат RDS110	188,77 €	1	H5DK	0,548	1
S55772-T103	RDS110.R	Беспроводной смарт-термостат RDS110.R	256,82 €	1	H5DK	0,219	1
S55772-T104	RCR114.1	RCR114.1 ресивер смарт-термостата	48,25 €	1	H5DK	0,174	1
Термостаты / RUC Miscellaneous							
S55772-T102	ARG100.01	RDS монтажная плата	3,19 €	1	H5DK	0,097	1
Устройства Gamma							
Устройства Gamma / Модули ввода/вывода							
5WG1262-1EB01	N 262E01	Модуль входов двоичных N 262E/01, 8 БЕЗПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТА, МОНТАЖ НА DIN -РЕЙКУ	По запросу	1	H5DL	0,356	1
5WG1263-1EB01	N 263E01	Модуль входов двоичных N 263/E1, 8 ВХОДОВ AC/DC 12...230V	По запросу	1	H5DL	0,344	1
5WG1510-1AB03	N 510/03	Выключатель НАГРУЗКИ N 510/03, 4X230V AC 16A, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 4 ТЕ	По запросу	1	H5DL		1
5WG1510-1AB04	N 510/04	Выключатель НАГРУЗКИ N 510/04, ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ, 4X230V AC 16A, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 4 ТЕ	По запросу	1	H5DL		1
5WG1511-1AB02	N 511/02	Выключатель НАГРУЗКИ N 511/02, 8X230V AC 16A, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 8 ТЕ	По запросу	1	H5DL		1
5WG1512-1AB01	N 512/01	Выключатель НАГРУЗКИ N 512, 8X230V AC 16A, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 8 ТЕ	По запросу	1	H5DL		1
5WG1562-2AB31	UP 562/31	Выключатель НАГРУЗКИ N 562/231, КОМБИНИРОВАННЫЙ, 2X230V AC 6A, 2 БЕЗПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВХОДА, ДЛЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО МОНТАЖА	По запросу	1	H5DL	0,109	1
5WG1567-1AB11	N 567/11	Выключатель НАГРУЗКИ N 567/11, 8X230V AC 8A, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 4 ТЕ	По запросу	1	H5DL		1
5WG1567-1AB12	N 567/12	Выключатель НАГРУЗКИ N 567/12, 8X230V AC 2A, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 4 ТЕ	По запросу	1	H5DL		1
Устройства Gamma / Управление освещением							
5WG1525-2AB31	UP 525/31	Диммер N 525/31, КОМБИНИРОВАННЫЙ, 230VAC, 2 БЕЗПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВХОДА, ДЛЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО МОНТАЖА	По запросу	1	H5DL	0,086	1
5WG1526-1EB02	N 526E02	Диммер/Выключатель N 526/E02, 8 ВЫХОДОВ, ПО 8XDALI ИЛИ 8XEVG НА КАЖДЫЙ ВЫХОД, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 4 ТЕ	По запросу	1	H5DL	0,525	1
Устройства Gamma / Индикация и управление							
5WG1520-2AB31	UP 520/31	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ N 520/31, КОМБИНИРОВАННЫЙ, 1X230V AC 6A, 2 БЕЗПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВХОДА, ДЛЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО МОНТАЖА	По запросу	1	H5DL	0,095	1
5WG1522-1AB03	N 522/03	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ N 521, 4X230V AC 6A, С РАСПОЗНАВАНИЕМ КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК ХОДА, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 4 ТЕ	По запросу	1	H5DL		1
Устройства Gamma / Устройства для специальных приложений							

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
5WG1258-1AB02	N 258/02	ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ N 258 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ЧЕТЫРЁХ ЗОНДОВ RT1000, БЛОК ПИТАНИЯ 220V	По запросу	1	H5DL	0,233	1
Устройства Gamma / Управление жалюзи							
5WG1223-2DB15	UP 223/15	Клавишный модуль UP 223/15, ТРИ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	По запросу	1	H5DL	0,045	1
5WG1223-2DB35	UP 223/35	Клавишный модуль UP 223/35, ТРИ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	По запросу	1	H5DL	0,052	1
5WG1237-2KB31	UP 237K31	Контроллер комнатный UP 237K/31	По запросу	1	H5DL	0,054	1
5WG1287-2DB15	UP 287/15	Клавишный модуль UP 287/15, ЧЕТЫРЕ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	По запросу	1	H5DL	0,064	1
5WG1287-2DB45	UP 287/45	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ UP 287/45, ЧЕТЫРЕ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	По запросу	1	H5DL	0,062	1
5WG1425-7AB72	S 425/72	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ S 425/72 ДИСТАНЦИОННЫЙ ИК	По запросу	1	H5DL	0,098	1
Устройства Gamma / Устройства управления							
5WG1524-1AB01	N 524/01	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ N 524, 4X6...24V 1A, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ, 4 ТЕ	По запросу	1	H5DL		1
5WG3260-3AB11	AP 260/11	КОНТАКТ ОКОННЫЙ/ДВЕРНОЙ, ТИТАНОВО-БЕЛЫЙ	По запросу	1	H5DL	0,098	1
Комнатная автоматика							
Комнатная автоматика / DESIGO RX							
S55373-C110	RXC10.5/00010	КОМПАКТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ, ОХЛАЖДАЮЩИХ ПОТОЛКОВ И СИСТЕМ VAV С КОММУНИКАЦИЕЙ LONWORKS И БАЗОВЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ DESIGO	По запросу	1	H5EO	0,187	1
S55373-C130	OPENLNS	Лицензия OpenLNS	1 115,73 €	1	H5EO	0,021	1
Комнатная автоматика / Комнатные модули Desigo							
BPZ:QAX39.1	QAX39.1	ЗАДАТЧИК УСТАНОВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ИНТЕРФЕЙСОМ PPS2	По запросу	1	H5EO	0,053	1
BPZ:QAX84.1/PPS2	QAX84.1/PPS2	Модуль комнатный ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА, В КОМПЛЕКТЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ PPS2 И БЕЛЫМ ОБРАМЛЕНИЕМ SIEMENS	По запросу	1	H5EO	0,127	1
I/O Modules							
I/O Modules / TX IO Modules							
BPZ:TXA1.LH	TXA1.LH	Transparent Lid designed to hold the I/O	По запросу	10	H5EP	0,009	1
Desigo							
Desigo / Desigo Controllers							
BPZ:PXА30-K11	PXA30-K11	Option module with PX-KNX Interface for	По запросу	1	H5ES	0,092	1
BPZ:PXА30-N	PXA30-N	Ethernet Interface for BACnet/IP to	По запросу	1	H5ES	0,088	1
BPZ:PXА30-NT	PXA30-NT	Option module with RJ45 and RS232	По запросу	1	H5ES	0,1	1
BPZ:PXА30-RS2	PXA30-RS2	Extension module with RS232 and RS485	По запросу	1	H5ES	0,095	1
BPZ:PXА30-T	PXA30-T	modem modul	По запросу	1	H5ES	0,091	1
BPZ:PXА40-T	PXA40-T	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ МОДЕМ	По запросу	1	H5ES	0,053	1
Desigo / DESIGO HMI							
BPZ:PXА30-W0	PXA30-W0	Expansion module with RJ45 and RS232	По запросу	1	H5ES	0,1	1
BPZ:PXА30-W1	PXA30-W1	Option module with RJ45 interface	По запросу	1	H5ES	0,098	1
BPZ:PXА30-W2	PXA30-W2	Option module with RJ45 and RS232	По запросу	1	H5ES	0,098	1
BPZ:PXА40-W0	PXA40-W0	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ WEB ИНТЕРФЕЙСА ГРАФИЧЕСКОГО ДЛЯ ОДНОГО РХС...-E.D	По запросу	1	H5ES	0,053	1
BPZ:PXА40-W1	PXA40-W1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ WEB ИНТЕРФЕЙСА ТЕКСТОВОГО ДЛЯ ВАСNET СЕТИ РХС...-E.D	По запросу	1	H5ES	0,053	1
BPZ:PXА40-W2	PXA40-W2	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ WEB ИНТЕРФЕЙСА ГРАФИЧЕСКОГО ДЛЯ ВАСNET СЕТИ РХС...-E.D	По запросу	1	H5ES	0,052	1
BPZ:PXM20-E	PXM20-E	ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА С BACNET/IP	По запросу	1	H5ES	0,564	1

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
S55842-Z115	PXG3.W100	WEB-СЕРВЕР BASNET/IP	По запросу	1	H5ES	0,318	1
/ OPERATING & MONITORING							
S55842-Z117	PXG3.W100-1	Веб-сервер Standart	По запросу	1	H5EX	0,304	1
S55842-Z118	PXG3.W200-1	Веб-сервер Advanced	По запросу	1	H5EX	0,305	1
OEM автоматика для котлов и горелок							
OEM автоматика для котлов и горелок / Автоматика для котлов и горелок HMI и модули							
BPZ:QAA53.110/101	QAA53.110/101	Датчик температуры комнатный	По запросу	20	H5GA	0,164	5
BPZ:QAA73.210/101	QAA73.210/101	КОМНАТНОЕ УСТРОЙСТВО С OPENTHERM ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ	По запросу	1	H5GA	0,175	5
OEM автоматика для котлов и горелок / Автоматика горелок для частного сектора							
BPZ:LOA24.171B17	LOA24.171B17	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,184	5
BPZ:LOA24.171B27	LOA24.171B27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,184	5
BPZ:LOA24.173A27	LOA24.173A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,184	5
BPZ:LOA26.171B27	LOA26.171B27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,184	5
BPZ:QRB1A-A020B40A	QRB1A-A020B40A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1A-A033B40B	QRB1A-A033B40B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1A-A035B40A	QRB1A-A035B40A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1A-A048B70B	QRB1A-A048B70B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1A-A050B40A	QRB1A-A050B40A1	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,025	5
BPZ:QRB1A-A050B40A	QRB1A-A050B40A2	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,027	5
BPZ:QRB1A-A050B70A	QRB1A-A050B70A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1A-A050B70A	QRB1A-A050B70A1	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,025	5
BPZ:QRB1A-A050B70A	QRB1A-A050B70A2	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,027	5
BPZ:QRB1A-A068B70B	QRB1A-A068B70B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1A-A070B70A	QRB1A-A070B70A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1A-A070B70A	QRB1A-A070B70A1	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,103	5
BPZ:QRB1A-A070B70A	QRB1A-A070B70A2	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,027	5
BPZ:QRB1A-A080B70A	QRB1A-A080B70A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,034	5
BPZ:QRB1A-A148B70B	QRB1A-A148B70B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,065	5
BPZ:QRB1A-A150B70A	QRB1A-A150B70A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,065	5
BPZ:QRB1A-A150B70A	QRB1A-A150B70A2	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,069	5
BPZ:QRB1A-B036A25A	QRB1A-B036A25A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1A-B080B70A	QRB1A-B080B70A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1A-B110B70A	QRB1A-B110B70A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,025	5
BPZ:QRB1B-A014U25B	QRB1B-A014U25B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,1	5
BPZ:QRB1B-A017A25B	QRB1B-A017A25B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-A018B40B	QRB1B-A018B40B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-A033B40B	QRB1B-A033B40B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-A035B40A	QRB1B-A035B40A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-A035B40A	QRB1B-A035B40A1	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,025	5
BPZ:QRB1B-A042B20B	QRB1B-A042B20B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-A048B40B	QRB1B-A048B40B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-A048B70B	QRB1B-A048B70B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-A050B70A	QRB1B-A050B70A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-A050B70A	QRB1B-A050B70A1	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,025	5
BPZ:QRB1B-A050B70A	QRB1B-A050B70A2	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,027	5
BPZ:QRB1B-A068B70B	QRB1B-A068B70B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-A070B70A	QRB1B-A070B70A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-A070B70A	QRB1B-A070B70A1	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,025	5
BPZ:QRB1B-A070B70A	QRB1B-A070B70A2	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,027	5
BPZ:QRB1B-A148B70B	QRB1B-A148B70B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,065	5
BPZ:QRB1B-B017A25B	QRB1B-B017A25B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-B035B40A	QRB1B-B035B40A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
BPZ:QRB1B-B036A25A	QRB1B-B036A25A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-C036B40A	QRB1B-C036B40A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,024	5
BPZ:QRB1B-C060B40A	QRB1B-C060B40A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,024	5
BPZ:QRB1B-D022X20B	QRB1B-D022X20B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB1B-D025B40B	QRB1B-D025B40B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,024	5
BPZ:QRB1B-D042B20B	QRB1B-D042B20B	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,024	5
BPZ:QRB1E-B070B40A	QRB1E-B070B40A	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,023	5
BPZ:QRB3	QRB3	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,022	5
BPZ:QRB3(1)	QRB3(1)	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,036	5
BPZ:QRB3S	QRB3S	Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,022	5
OEM автоматика для котлов и горелок / Автоматика горелок для коммерческого и промышленного сектора							
BPZ:AGA56.42A27	AGA56.42A27	БЛОК АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРИВОДА SQM5...	По запросу	1	H5GA	0,001	5
BPZ:AGA56.42A87	AGA56.42A87	Электронный модуль для управления привода SQM50 аналоговыми сигналами, обратная связь, настройка диапазона регулирования, ручное управление , DC0 ... 2В при подключении к потенциометру 0...135 Ом, АС 24В	По запросу	1	H5GA	0,001	5
BPZ:AGA56.43A27	AGA56.43A27	БЛОК АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРИВОДА SQM5...	По запросу	1	H5GA	0,25	5
BPZ:AGA56.43A87	AGA56.43A87	БЛОК АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРИВОДА SQM5...	По запросу	1	H5GA	0,001	5
BPZ:AGA63.5A27	AGA63.5A27	НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПРИВОДА ТИПА SKP	По запросу	1	H5GA	0,7	5
BPZ:AGK410493050	AGK410493050	СЪЕМНОЕ ОСНОВАНИЕ	По запросу	1	H5GA	0,021	5
BPZ:AGM11	AGM11	ЦОКОЛЬ	По запросу	1	H5GA	0,166	5
BPZ:AGM11.1	AGM11.1	ЦОКОЛЬ ДЛЯ LDU	По запросу	1	H5GA	0,166	5
BPZ:AGM13.1	AGM13.1	КОРЗИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ LAL	По запросу	1	H5GA	0,166	5
BPZ:AGM14.1	AGM14.1	МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА	По запросу	1	H5GA	0,166	5
BPZ:AGM16	AGM16	КОРЗИНА ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	По запросу	1	H5GA	0,166	5
BPZ:AGM16.1	AGM16.1	КОРЗИНА ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ LOK16	По запросу	1	H5GA	0,166	5
BPZ:AGM17	AGM17	КОРЗИНА ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	По запросу	1	H5GA	0,166	5
BPZ:AGM17.1	AGM17.1	КОРЗИНА ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ LGK16	По запросу	1	H5GA	0,166	5
BPZ:AGM19	AGM19	ШТЕКЕР	По запросу	1	H5GA	0,37	5
BPZ:AGM30	AGM30	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО	По запросу	1	H5GA	0,37	5
BPZ:AGM410490500	AGM410490500	КОРЗИНА ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	По запросу	1	H5GA	0,166	5
BPZ:AGM410490550	AGM410490550	БАЗА	По запросу	1	H5GA	0,174	5
BPZ:ASZ8.703	ASZ8.703	ПОТЕНЦИОМЕТР 220 ОМ	По запросу	1	H5GA	0,028	5
BPZ:ASZ8.733	ASZ8.733	ПОТЕНЦИОМЕТР220 ОМ ПОТЕНЦИОМЕТР, 130°	По запросу	1	H5GA	0,028	5
BPZ:ASZ82.733	ASZ82.733	ПОТЕНЦИОМЕТР1000/220 ОМ	По запросу	1	H5GA	0,042	5
BPZ:ASZ88.733	ASZ88.733	ПОТЕНЦИОМЕТР	По запросу	1	H5GA	0,042	5
BPZ:KF8885	KF8885	ТЕСТОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ LOA, LMO	По запросу	1	H5GA	0,2	5
BPZ:LAL1.25	LAL1.25	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,88	5
BPZ:LAL1.25-110V	LAL1.25-110V	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,88	5
BPZ:LAL2.14	LAL2.14	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,885	5
BPZ:LAL2.25	LAL2.25	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,882	5
BPZ:LAL2.25-110V	LAL2.25-110V	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,88	5
BPZ:LAL2.65	LAL2.65	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,88	5
BPZ:LAL2.65-110V	LAL2.65-110V	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,888	5
BPZ:LAL3.25	LAL3.25	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,883	5
BPZ:LAL3.25-110V	LAL3.25-110V	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,876	5
BPZ:LDU11.323A17	LDU11.323A17	УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	По запросу	1	H5GA	0,859	5
BPZ:LDU11.323A27	LDU11.323A27	УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА	По запросу	1	H5GA	0,859	5
BPZ:LDU11.523A17	LDU11.523A17	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	0,859	5
BPZ:LDU11.523A27	LDU11.523A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	0,859	5
BPZ:LEC1/8868	LEC1/8868	Автомат горения газовый/жидкотопливный	По запросу	1	H5GA	1,61	5
BPZ:LEC1/9500	LEC1/9500	Автомат горения газовый/жидкотопливный	По запросу	1	H5GA	1,536	5
BPZ:LEC1/9501	LEC1/9501	Автомат горения газовый/жидкотопливный	По запросу	1	H5GA	1,536	5
BPZ:LEC1/9503	LEC1/9503	Автомат горения газовый/жидкотопливный	По запросу	1	H5GA	1,536	5
BPZ:LFL1.122	LFL1.122	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,004	5

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
BPZ:LFL1.122-110V	LFL1.122-110V	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LFL1.133	LFL1.133	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LFL1.133-110V	LFL1.133-110V	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LFL1.148	LFL1.148	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LFL1.322	LFL1.322	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	10	H5GA	0,985	5
BPZ:LFL1.322-110V	LFL1.322-110V	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,01	5
BPZ:LFL1.333	LFL1.333	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	10	H5GA	1,01	5
BPZ:LFL1.333-110V	LFL1.333-110V	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LFL1.335	LFL1.335	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,005	5
BPZ:LFL1.335-110V	LFL1.335-110V	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,005	5
BPZ:LFL1.335J17	LFL1.335J17	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LFL1.335J27	LFL1.335J27	Автомат горения (жидкотопливный)	По запросу	1	H5GA		5
BPZ:LFL1.622	LFL1.622	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,01	5
BPZ:LFL1.622-110V	LFL1.622-110V	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,013	5
BPZ:LFL1.635	LFL1.635	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,01	5
BPZ:LFL1.635-110V	LFL1.635-110V	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,01	5
BPZ:LFL1.638	LFL1.638	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,01	5
BPZ:LGI16.053A17	LGI16.053A17	Автомат горения	По запросу	1	H5GA	0,96	5
BPZ:LGI16.053A27	LGI16.053A27	Автомат горения	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LGK16.122A17	LGK16.122A17	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,008	5
BPZ:LGK16.122A27	LGK16.122A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,008	5
BPZ:LGK16.133A27	LGK16.133A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LGK16.322A17	LGK16.322A17	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,008	5
BPZ:LGK16.322A27	LGK16.322A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,232	5
BPZ:LGK16.333A17	LGK16.333A17	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LGK16.333A27	LGK16.333A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LGK16.335A17	LGK16.335A17	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,01	5
BPZ:LGK16.335A27	LGK16.335A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,012	5
BPZ:LGK16.622A17	LGK16.622A17	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LGK16.622A27	LGK16.622A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,012	5
BPZ:LGK16.635A17	LGK16.635A17	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LGK16.635A27	LGK16.635A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ГАЗ)	По запросу	1	H5GA	1,008	5
BPZ:LOK16.140A27	LOK16.140A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	1	5
BPZ:LOK16.250A17	LOK16.250A17	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,998	5
BPZ:LOK16.250A27	LOK16.250A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,976	5
BPZ:LOK16.650A27	LOK16.650A27	АВТОМАТ ГОРЕНИЯ (ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)	По запросу	1	H5GA	0,998	5
BPZ:QRA51M	QRA51M	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,827	5
BPZ:QRA53.E17	QRA53.E17	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	1,232	5
BPZ:QRA53.E27	QRA53.E27	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ, 125 мм, AC 220V	По запросу	1	H5GA	0,7	5
BPZ:QRA53.G17	QRA53.G17	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,7	5
BPZ:QRA53.G27	QRA53.G27	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,7	5
BPZ:QRA55.E17	QRA55.E17	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,7	5
BPZ:QRA55.E27	QRA55.E27	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,7	5
BPZ:QRA55.G17	QRA55.G17	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,7	5
BPZ:QRA55.G27	QRA55.G27	УФ-Датчик ПЛАМЕНИ	По запросу	1	H5GA	0,777	5
BPZ:SQM10.15502	SQM10.15502	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM10.15561	SQM10.15561	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM10.15562	SQM10.15562	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM10.16102	SQM10.16102	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM10.16501	SQM10.16501	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM10.16502	SQM10.16502	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM10.16532	SQM10.16532	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM10.16561	SQM10.16561	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM10.16562	SQM10.16562	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM10.17502	SQM10.17502	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM11.15502	SQM11.15502	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM11.15562	SQM11.15562	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5

Сервисные позиции

Цены указаны в ЕВРО без НДС на условиях EXW Склад Москва и являются информационными. Производитель оставляет за собой право изменять цену в текущем финансовом году. **Не является публичной офертой. Возможность и срок поставки определяется на момент заказа. Скидки не распространяются.**

Прайс лист создан 24.03.2022 12:09:11. Актуальную версию прайса на данный момент Вы можете запросить у ответственных менеджеров компании ООО «Сименс».

действителен до 30.09.2022

Заказной номер	Марка	Описание	PL	Мин зак	GBK	Вес, кг.	Гарант. срок, лет
BPZ:SQM11.16501	SQM11.16501	Привод заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM11.16502	SQM11.16502	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,67	5
BPZ:SQM20.16502	SQM20.16502	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,75	5
BPZ:SQM20.18501	SQM20.18501	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,75	5
BPZ:SQM20.18502	SQM20.18502	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,75	5
BPZ:SQM21.16502	SQM21.16502	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,75	5
BPZ:SQM21.18501	SQM21.18501	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,75	5
BPZ:SQM21.18502	SQM21.18502	Привод воздушной заслонки	По запросу	1	H5GA	1,75	5
BPZ:SQN14.140B9	SQN14.140B9	Привод заслонки	По запросу	10	H5GA	0,4	5
BPZ:VGF10.404P	VGF10.404P	Клапан газовый	По запросу	1	H5GA	7	5
BPZ:VKF41.100C	VKF41.100C	КЛАПАН "БАТТЕРФЛЯЙ", 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 760, DN 100	По запросу	1	H5GA	3,086	5
BPZ:VKF41.125C	VKF41.125C	КЛАПАН "БАТТЕРФЛЯЙ", 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 1000, DN 125	По запросу	1	H5GA	5,344	5
BPZ:VKF41.150C	VKF41.150C	КЛАПАН "БАТТЕРФЛЯЙ", 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 2100, DN 150	По запросу	1	H5GA	6,205	5
BPZ:VKF41.200C	VKF41.200C	КЛАПАН "БАТТЕРФЛЯЙ", 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 4000, DN 200	По запросу	1	H5GA	8,6	5
BPZ:VKF41.40C	VKF41.40C	КЛАПАН "БАТТЕРФЛЯЙ", 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 50, DN 40	По запросу	1	H5GA	1,72	5
BPZ:VKF41.50C	VKF41.50C	КЛАПАН "БАТТЕРФЛЯЙ", 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 80, DN 50	По запросу	1	H5GA	1,905	5
BPZ:VKF41.65C	VKF41.65C	КЛАПАН "БАТТЕРФЛЯЙ", 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 200, DN 65	По запросу	1	H5GA	2,357	5
BPZ:VKF41.80C	VKF41.80C	КЛАПАН "БАТТЕРФЛЯЙ", 2-Х ХОДОВОЙ, KVS 400, DN 80	По запросу	1	H5GA	2,606	5
BPZ:VRF10.404	VRF10.404	Клапан газовый	По запросу	1	H5GA	7	5
OEM автоматика для котлов и горелок / Автоматика для котлов и горелок разное							
BPZ:418610960	418610960	Зажим для QRB1	По запросу	1	H5GA	0,001	5
BPZ:418688060	418688060	Зажим для QRB3	По запросу	1	H5GA	0,005	5
BPZ:424114620	424114620	Маленький фланец 21 мм для QRB1	По запросу	1	H5GA	0,001	5
BPZ:424116000	424116000	Большой фланец 36 мм для QRB1	По запросу	1	H5GA	0,002	5
BPZ:428614900	428614900	Фланец для QRB3	По запросу	1	H5GA	0,008	5
BPZ:466511000	466511000	инжектор0.50	6,54 €	10	H5GA	0,005	5
BPZ:466511050	466511050	инжектор 0.80	3,30 €	200	H5GA	0,005	5
OEM Air-Conditioning & Heating Systems (ACS)							
OEM Air-Conditioning & Heating Systems (ACS) / OEM ACR Climatix							
S55394-C255-A100	POL425.50/STD	Контроллер Climatix 4xx (21 IO, RS485)	По запросу	18	H5GM	0,383	1
S55394-C265-A100	POL426.50/STD	Контроллер Climatix 4xx (21 IO, RS485)	По запросу	18	H5GM	0,387	1
S55626-H814-A100	POL8T1.40/STD	Сенсорная панель Climatix 4'	По запросу	1	H5GM	0,51	1
OEM Air-Conditioning & Heating Systems (ACS) /							
BPZ:AGP2S.02G/109	AGP2S.02G/109	КОННЕКТОР	По запросу	50	H5GM	0,003	1
BPZ:AGP2S.02M/109	AGP2S.02M/109	КОННЕКТОР	По запросу	50	H5GM	0,005	1
BPZ:AGP2S.04C/109	AGP2S.04C/109	КОННЕКТОР	По запросу	50	H5GM	0,01	1
BPZ:AGP2S.04G/109	AGP2S.04G/109	КОННЕКТОР	По запросу	50	H5GM	0,01	1
BPZ:AGP2S.06A/109	AGP2S.06A/109	КОННЕКТОР	По запросу	50	H5GM	0,012	1
BPZ:AGP3S.02D/109	AGP3S.02D/109	КОННЕКТОР	По запросу	50	H5GM	0,005	1
BPZ:AGP3S.03B/109	AGP3S.03B/109	КОННЕКТОР	По запросу	50	H5GM	0,005	1
BPZ:AGP3S.03K/109	AGP3S.03K/109	КОННЕКТОР	По запросу	50	H5GM	0,005	1
BPZ:AGP3S.04F/109	AGP3S.04F/109	КОННЕКТОР	По запросу	50	H5GM	0,01	1
BPZ:AGP3S.05D/109	AGP3S.05D/109	КОННЕКТОР	По запросу	50	H5GM	0,003	1
BPZ:AVS76.392/309	AVS76.392/309	МОДУЛЬ ПИТАНИЯ ENS/G83	По запросу	12	H5GM	0,485	1
BPZ:RVA10.121/109	RVA10.121/109	ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЛЕР	По запросу	20	H5GM	0,422	1
BPZ:RVA63.242/101	RVA63.242/101	Контроллер тепловой	По запросу	1	H5GM	0,712	1
BPZ:RVS63.283/101	RVS63.283/101	Контроллер тепловой	По запросу	1	H5GM	0,878	1
BPZ:RVS63.283/109	RVS63.283/109	Контроллер тепловой	По запросу	20	H5GM	0,6	1