

該非判定結果

該非判定結果は、発行日に輸出貿易管理令及外国為替令に基づいて判定しています。

該非判定結果の記載について

- 1 「該当」とは「輸出貿易管理令」別表第一の1～15項、もしくは「外国為替令」別表の1～15項の規制対象品目で、仕様上該当することを意味します。
- 2 「非該当」とは「輸出貿易管理令」別表第一の1～15項、もしくは「外国為替令」別表の1～15項の規制対象品目で、仕様上該当しないことを意味します。
- 3 「対象外」とは「輸出貿易管理令」別表第一の1～15項、あるいは「外国為替令」別表の1～15項の規制対象品目ではないことを意味します。
- 4 製品情報の型式に記載の「*」は任意の長さの任意の英数字または記号、「?」は任意の一文字の英数字または記号に読み替えが可能です。

発行日 2026年2月14日

シーメンス株式会社
デジタルインダストリーズ
〒141-8641
東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
1	プロセス制御装置 ハードウェア	S7-400関連 ハードウェア	6ES74*	非該当	非該当	
2	プロセス制御装置 ハードウェア	PCS 7 / PCS neo ASバンドルハードウェア	6ES7654*	非該当	非該当	
3	プロセス制御装置 ハードウェア	PCS 7 / PCS neo ASバンドルハードウェア	6ES7656*	非該当	非該当	
4	プロセス制御装置 ハードウェア	S7-400関連 ハードウェア (I/O関連含む)	6ES79*	非該当	非該当	
5	プロセス制御装置 ハードウェア	ET200SP HA, CFU関連 ハードウェア	6DL1*	非該当	非該当	
6	プロセス制御装置 ハードウェア	ET200iSP関連 ハードウェア	6DL2*	非該当	非該当	
7	プロセス制御装置 ハードウェア	PCS 7 / PCS neo関連 ハードウェア	6DS1*	非該当	非該当	
8	プロセス制御装置 ハードウェア	PCS 7 / PCS neo関連 ハードウェア	6ES71*	非該当	非該当	
9	プロセス制御装置 ハードウェア	PCS 7 / PCS neo関連 ハードウェア	6ES73*	非該当	非該当	
10	プロセス制御装置 ハードウェア	PCS 7 / PCS neo 関連 ハードウェア (リポートI/O関連)	6ES7655*	非該当	非該当	
11	プロセス制御装置 ハードウェア	PCS 7 / PCS neo 関連 ハードウェア (ケーブル関連)	6XV21*	非該当	非該当	
12	プロセス制御装置 ハードウェア	PCS 7 / PCS neo 関連 ハードウェア	9AE4*	非該当	非該当	
13	プロセス制御装置 ハードウェア	PCS 7 / PCS neo 関連 ハードウェア (拡張カード)	6ES7652-0XX*	非該当	非該当	
14	プロセス制御装置 ハードウェア	S7-400関連 S1PLUS ハードウェア	6AG14*	非該当	非該当	
15	プロセス制御装置 ソフトウェア	PCS 7 / PCS neo ソフトウェア	6DL5*	非該当	非該当	
16	プロセス制御装置 ソフトウェア	PCS 7 / PCS neo ソフトウェア	6DL8*	非該当	非該当	
17	プロセス制御装置 ソフトウェア	PCS 7 / PCS neo ソフトウェア	6ES7651*	非該当	非該当	
18	プロセス制御装置 ソフトウェア	PCS 7 / PCS neo ソフトウェア	6ES7652* (6ES7652- 0XX*を除く)	非該当	非該当	
19	プロセス制御装置 ソフトウェア	PCS 7 / PCS neo ソフトウェア	6ES7653*	非該当	非該当	
20	プロセス制御装置 ソフトウェア	PCS 7 / PCS neo ソフトウェア	6ES7657*	非該当	非該当	
21	プロセス制御装置 ソフトウェア	PCS 7 / PCS neo ソフトウェア	6ES7658*	非該当	非該当	
22	プロセス制御装置 ソフトウェア	PCS 7 / PCS neo ソフトウェア	6ES78*	非該当	非該当	
23	プロセス制御装置 ソフトウェア	PCS 7 / PCS neo ソフトウェア	S7922*	非該当	非該当	
24	プロセス制御装置 ソフトウェア	PCS 7 / PCS neo ソフトウェア	9AE71*	非該当	非該当	
25	プロセス制御装置 コンピュータ	PCS 7 / PCS neo ソフトウェア	9LA1110*	非該当	非該当	
25	プロセス制御装置 コンピュータ	PCS 7 / PCS neo IPC	6ES7650*	非該当	非該当	
26	プロセス制御装置 コンピュータ	PCS 7 / PCS neo IPC	6ES7660*	非該当	非該当	
27	プロセス制御装置 コンピュータ	PCS 7 / PCS neo IPC	6ES7661*	非該当	非該当	
28	プロセス制御装置 コンピュータ	PCS 7 / PCS neo IPC 部品	A5E*	非該当	非該当	
29	ケーブル&アクセサリ	M12ケーブルプラグ	3RX8000-0CB32-1AFO	非該当	非該当	
30	ケーブル&アクセサリ	ケーブル&アクセサリ	6XV18*	非該当	非該当	
31	通信装置 ハードウェア	光通信/変換装置およびアクセサリ	6GK11*	非該当	非該当	
32	通信装置 ハードウェア	光通信/変換装置およびアクセサリ	6GK14*	非該当	非該当	
33	通信装置 ハードウェア	光通信/変換装置およびアクセサリ	6GK15*	非該当	非該当	
34	通信装置 ハードウェア	光通信/変換装置およびアクセサリ	6GK175*	非該当	非該当	
35	通信装置 ハードウェア	光通信/変換装置およびアクセサリ	6GK72*	非該当	非該当	
36	通信装置 ハードウェア	光通信/変換装置およびアクセサリ	6GK73*	非該当	非該当	
37	通信装置 ハードウェア	光通信/変換装置およびアクセサリ	6GK74*	非該当	非該当	
38	通信装置 ハードウェア	光通信/変換装置およびアクセサリ	6GK75*	非該当	非該当	
39	通信装置 ハードウェア	C-Plugs	6GK1900-0AB*	非該当	非該当	
40	通信装置 ハードウェア	KEY-Plugs	6GK590*	非該当	非該当	
41	通信装置 ハードウェア	プラグインモジュール	6GK599*	非該当	非該当	
42	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ向けアクセサリ	6GK1901*	非該当	非該当	
43	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ向けアクセサリ	6GK1905*	非該当	非該当	
44	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ向けアクセサリ	6GK1906*	非該当	非該当	
45	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ向けアクセサリ	6GK1907*	非該当	非該当	
46	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK50*	非該当	非該当	
47	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK51*	非該当	非該当	
48	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK52*	非該当	非該当	
49	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK53*	非該当	非該当	
50	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK54*	非該当	非該当	
51	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK55*	非該当	非該当	
52	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK56*	非該当	非該当	

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
53	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK6001*	非該当	非該当	
54	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK6003*	非該当	非該当	
55	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK6004*	非該当	非該当	
56	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK6008*	非該当	非該当	
57	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK6009*	非該当	非該当	
58	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK601*	非該当	非該当	
59	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK602*	非該当	非該当	
60	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK603*	非該当	非該当	
61	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK604*	非該当	非該当	
62	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK605*	非該当	非該当	
63	通信装置 ハードウェア	産業用イーサネットスイッチ	6GK609*	非該当	非該当	
64	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN	6GK570*	非該当	非該当	
65	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN	6GK571*	非該当	非該当	
66	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN	6GK572*	非該当	非該当	
67	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN	6GK573*	非該当	非該当	
68	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN	6GK574*	非該当	非該当	
69	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN	6GK575*	非該当	非該当	
70	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN	6GK576*	非該当	非該当	
71	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN	6GK577*	非該当	非該当	
72	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN	6GK578*	非該当	非該当	
73	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN用アンテナ&アクセサリ	6GK5792*	非該当	非該当	
74	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN用アンテナ&アクセサリ	6GK5793*	非該当	非該当	
75	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN用アンテナ&アクセサリ	6GK5795*	非該当	非該当	
76	通信装置 ハードウェア	産業用無線LAN用アンテナ&アクセサリ	6GK5798*	非該当	非該当	
77	通信装置 ハードウェア	モデム	6GK58*	非該当	非該当	
78	通信装置 ハードウェア	モデム	6NH7*	非該当	非該当	
79	通信装置 ハードウェア	モデム	6NH9*	非該当	非該当	
80	通信装置 ハードウェア	端子台	6GK598*	非該当	非該当	
81	通信装置 ソフトウェア	SINATIC NET ソフトウェア	6GK170*	非該当	非該当	
82	通信装置 ソフトウェア	SINATIC NET ソフトウェア	6GK171*	非該当	非該当	
83	通信装置 ソフトウェア	SINATIC NET ソフトウェア	6GK172*	非該当	非該当	
84	通信装置 ソフトウェア	SINATIC NET ソフトウェア	6GK174*	非該当	非該当	
85	通信装置 ソフトウェア	SINATIC NET ソフトウェア	6GK178*	非該当	非該当	
86	通信装置 ソフトウェア	ソフトウェア	6GK6000*	非該当	非該当	
87	デモ用機器	デモンストレーション用ソフトウェア&ハードウェア	6GK1950*	非該当	非該当	
88	デモ用機器	デモンストレーション用ソフトウェア&ハードウェア	6GK1951*	非該当	非該当	
89	電源装置	電源装置	6GK5791*	非該当	非該当	
90	電源装置	電源装置	6EP1*	非該当	非該当	
91	電源装置	電源装置	6EP3*	非該当	非該当	
92	電源装置	電源装置	6EP4*	非該当	非該当	
93	電源装置	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2090*	非該当	非該当	
94	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2091*	非該当	非該当	
95	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2190*	非該当	非該当	
96	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2191*	非該当	非該当	
97	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2590*	非該当	非該当	
98	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2591*	非該当	非該当	
99	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2690*	非該当	非該当	
100	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2691*	非該当	非該当	
101	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2698-5*	非該当	非該当	
102	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2812*	非該当	非該当	
103	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2815*	非該当	非該当	
104	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2890*	非該当	非該当	
105	認識機器 ハードウェア	認識機器用アンテナ&アクセサリ	6GT2891*	非該当	非該当	
106	認識機器 ハードウェア	認識機器用コミュニケーションモジュール	6GT2002-*	非該当	非該当	
107	認識機器 ハードウェア	認識機器用トランスポンダ	6GT2300*	非該当	非該当	

	製品情報			該非判定結果			
	製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一(1項~15項)	判定項番	外為令別表(1項~15項)	判定項番
108	認識機器 ハードウェア	認識機器用トランスポンダ	6GT2500*	非該当		非該当	
109	認識機器 ハードウェア	認識機器用トランスポンダ	6GT2600*	非該当		非該当	
110	認識機器 ハードウェア	認識機器用トランスポンダ	6GT2800*	非該当		非該当	
111	認識機器 ハードウェア	認識機器用トランスポンダ	6GT2810*	非該当		非該当	
112	認識機器 ハードウェア	認識機器用リーダー/ライター	6GT2501*	非該当		非該当	
113	認識機器 ハードウェア	認識機器用リーダー/ライター	6GT2601*	非該当		非該当	
114	認識機器 ハードウェア	認識機器用リーダー/ライター	6GT2801*	非該当		非該当	
115	認識機器 ハードウェア	認識機器用リーダー/ライター	6GT2821*	非該当		非該当	
116	認識機器 ハードウェア	認識機器用リーダー/ライター	6GT2831*	非該当		非該当	
117	認識機器 ハードウェア	認識機器用リーダー/ライター	6GT2811* (6GT2811-6AB20-0X*、 6GT2811-6CA10-0X*、 6GT2811-6CC10-0X* を除く)	非該当		非該当	
118	デモ用機器	デモンストレーション用ハードウェア	6GT2811-6AB20-0XA1	非該当		非該当	
119	デモ用機器	デモンストレーション用ハードウェア	6GT2811-6CA10-0XA1	非該当		非該当	
120	デモ用機器	デモンストレーション用ハードウェア	6GT2811-6CC10-0XA0	非該当		非該当	

	製品情報			該非判定結果			
	製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番 (1項~15項)	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
1	リモートI/O	SIMATIC ET 200S: Electronic Modules, digital input	6ES7131-4*	非該当		非該当	
2	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Digital Input Modules	6ES7131-6*	非該当		非該当	
3	リモートI/O	SIMATIC ET 200S: Electronic Modules, digital output	6ES7132-4*	非該当		非該当	
4	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Digital Output Modules	6ES7132-6*	非該当		非該当	
5	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: covers for Base Unit	6ES7133-6*	非該当		非該当	
6	リモートI/O	SIMATIC ET 200S: Electronic Modules: analog input	6ES7134-4*	非該当		非該当	
7	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Analog Input Modules	6ES7134-6*	非該当		非該当	
8	リモートI/O	SIMATIC ET 200S: Electronic Modules: analog output	6ES7135-4*	非該当		非該当	
9	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Analog Output Modules	6ES7135-6*	非該当		非該当	
10	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Electronic Modules with Failsafe DI/DO	6ES7136-6B* 6ES7136-6D* 6ES7136-6R*	非該当		非該当	
11	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Electronic Modules with Failsafe AI	6ES7136-6A*	非該当		非該当	
12	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Technology Modules with Failsafe F-IM	6ES7136-6C*	非該当		非該当	
13	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Power Modules	6ES7136-6P*	非該当		非該当	
14	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Communication Modules	6ES7137-6*	非該当		非該当	
15	リモートI/O	SIMATIC ET 200S: Reserve Modules, PM-E Power Modules	6ES7138-4*	非該当		非該当	
16	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Counter/Timer Modules	6ES7138-6*	非該当		非該当	
17	リモートI/O	SIMATIC ET 200eco: Basic Modules, Electronic Modules	6ES7147-3*	非該当		非該当	
18	リモートI/O	SIMATIC ET 200Pro: Electronic Modules	6ES7147-4*	非該当		非該当	
19	リモートI/O	SIMATIC ET 200AL: I/O Modules	6ES7147-5*	非該当		非該当	
20	リモートI/O	SIMATIC ET 200eco PN: I/O Modules	6ES7147-6*	非該当		非該当	
21	リモートI/O	SIMATIC ET 200S: Interface Modules	6ES7151-*	非該当		非該当	
22	リモートI/O	SIMATIC ET 200M: Interface Modules	6ES7153-*	非該当		非該当	
23	リモートI/O	SIMATIC ET 200Pro: Interface Modules	6ES7154-*	非該当		非該当	
24	リモートI/O	SIMATIC ET 200MP: Interface Modules	6ES7155-5*	非該当		非該当	
25	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Interface Modules	6ES7155-6*	非該当		非該当	
26	リモートI/O	SIMATIC ET 200AL: Interface Modules	6ES7157-1*	非該当		非該当	
27	リモートI/O	SIMATIC DP: DP/RS-232C converter, DP/DP coupler	6ES7158-0A*	非該当		非該当	
28	リモートI/O	SIMATIC PN/PN coupler	6ES7158-3AD*	非該当		非該当	
29	リモートI/O	SIMATIC PN/MF coupler	6ES7158-3MU*	非該当		非該当	
30	リモートI/O	SIMATIC ET 200S: accessories such as labels, Terminal Modules, shield connecting plates	6ES7193-4*	非該当		非該当	
31	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Bus Adapters, Base Units, labels	6ES7193-6*	非該当		非該当	
32	リモートI/O	SIMATIC DP, Y connector for distributed I/O ET 200 for the double wiring of I/O w/ one cable to ET 200 5-pin M12	6ES7194-1KA01-*	非該当		非該当	
33	リモートI/O	SIMATIC ET 200: cables, connectors	6ES7194-2*	非該当		非該当	
34	リモートI/O	SIMATIC ET 200eco: connecting blocks, plugs	6ES7194-3*	非該当		非該当	
35	リモートI/O	SIMATIC ET 200Pro: Connecting Modules, module carriers	6ES7194-4*	非該当		非該当	
36	リモートI/O	SIMATIC ET 200: terminal blocks, mounting bars, Y cables	6ES7194-6*	非該当		非該当	
37	リモートI/O	SIMATIC ET 200M	6ES7195-1* 6ES7195-7*	非該当		非該当	

	製品情報			該非判定結果		
	製品区分	製品名	型式	輸出令 別表第一 (1項~15項)	判定項番 (1項~15項)	判定項番
38	PLC	S7-1200 CPU	6ES7211-1AD* 6ES7211-1AE* 6ES7211-1BD* 6ES7211-1BE* 6ES7211-1HD* 6ES7211-1HE*	非該当		非該当
39	PLC	S7-1200 CPU	6ES7212-1AD* 6ES7212-1AE* 6ES7212-1AF* 6ES7212-1BD* 6ES7212-1BE* 6ES7212-1HD* 6ES7212-1HE* 6ES7212-1HF*	非該当		非該当
40	PLC	S7-1200 CPU	6ES7214-1AE* 6ES7214-1AG* 6ES7214-1BE* 6ES7214-1BG* 6ES7214-1HE* 6ES7214-1HG* 6ES7214-1AF* 6ES7214-1HF* 6ES7214-1KF*	非該当		非該当
41	PLC	S7-1200 CPU	6ES7215-1AF* 6ES7215-1AG* 6ES7215-1AL* 6ES7215-1BG* 6ES7215-1HG* 6ES7215-1HF*	非該当		非該当
42	PLC	S7-1200 CPU	6ES7217-1AG*	非該当		非該当
43	PLC	S7-1200 / 1200(F): Signal Boards and Signal Modules, digital input/output	6ES722?-?????-0XB0	非該当		非該当
44	PLC	S7-1200 / 1200(F): Signal Boards and Signal Modules, analog input/output	6ES723?-?????-0XB0	非該当		非該当
45	PLC	S7-1200 / 1200(F): Communication Boards and Communication Modules	6ES724?-?????-0XB0 6ES724?-?????-1XB0	非該当		非該当
46	PLC	S7-1200 / 1200(F): Simulator Module, potentiometer	6ES7274-1X?30-0XA0	非該当		非該当
47	PLC	S7-1200 / 1200(F): IO-Link Modules	6ES728?-?????-0XB0	非該当		非該当
48	PLC	SIMATIC S7-300	6ES73*	非該当		非該当
49	PLC	S7-1500 / 1500F: system power supply	6ES7505-0KA*	非該当		非該当
50	PLC	S7-1500 / 1500F: system power supply	6ES7505-0R*	非該当		非該当
51	PLC	S7-1500 / 1500F: system power supply	6ES7507-0R*	非該当		非該当
52	PLC	S7-1500H(F) system bundle	6ES7500-0*	非該当		非該当
53	PLC	S7-1500 / 1500F: Central Processing Unit	6ES751*	非該当		非該当
54	PLC	S7-1500 / 1500F: Digital In-/Output Modules	6ES752*	非該当		非該当
55	PLC	S7-1500 / 1500F: Analog In-/Output Modules	6ES753*	非該当		非該当
56	PLC	S7-1500 / 1500F: Communication Modules	6ES7540*	非該当		非該当
57	PLC	S7-1500 / 1500F: Communication Modules	6ES7541*	非該当		非該当
58	リモートI/O	SIMATIC ET 200SP: Communication Modules, PROFIBUS DP Master	6ES7545-*	非該当		非該当
59	PLC	S7-1500 / 1500F: Communication Modules	6ES7547-*	非該当		非該当
60	PLC	S7-1500 / 1500F: Counter Modules	6ES755*	非該当		非該当
61	PLC	S7-1500 / 1500F: mounting rail, front connectors, lables	6ES759*	非該当		非該当
62	PLC	Sync-cable / sync-module for S7-1500H	6ES7960-1*	非該当		非該当
63	PLC	Backup Battery/SuperCap	6ES7971-*	非該当		非該当
64	PLC	リピータ	6ES7972-0A*	非該当		非該当
65	PLC	SIMATIC DP, DEVICENET head assembly for ET 200S, Consisting of: DEVICENET ADAPTER MODULE, Connection plug for CAN, BUS TERMINATING MODULE for ET 200S, Power module 24 V DC: Terminal module	ZNX:10000005188	非該当		非該当

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
66	PLC	SIMATIC DP: Ethernet/IP head assembly for ET 200S, max. 63 I/O modules incl. motor starter no F modules integrated 2-port switch Consisting of: * Head assembly incl. Termination module, * SD card, * Configuration tool (DVD)	ZNX:EIP200PRO	非該当	非該当	
67	PLC	SIMATIC DP: Ethernet/IP head assy. for ET 200Pro, incl. config. tool (DVD)	ZNX:EIP200PROCM1	非該当	非該当	
68	PLC	SIMATIC DP: connecting mod. for Ethernet/IP head assy. for ET 200Pro, 2 x M12, 2 x 7/8"	ZNX:EIP-200S	非該当	非該当	
69	PLC	TANOS SYSTAINER II T-LOG anthracite RAL 7016	ZNX:SYSTA8	非該当	非該当	
70	PLC	SIMATIC C7-613 (Customized S7-300 CPU)	6ES7613-*	非該当	非該当	
71	PLC	S7-200 CPU	6ES7210-*	非該当	非該当	
72	PLC	S7-200 CPU	6ES7211-0*	非該当	非該当	
73	PLC	S7-200 CPU	6ES7212-1AA*	非該当	非該当	
74	PLC	S7-200 CPU	6ES7212-1AB*	非該当	非該当	
75	PLC	S7-200 CPU	6ES7212-1BA* 6ES7212-1BB*	非該当	非該当	
76	PLC	S7-200 CPU	6ES7214-1AC* 6ES7214-1AD*	非該当	非該当	
77	PLC	S7-200 CPU	6ES7215-2AD*	非該当	非該当	
78	PLC	S7-200 CPU	6ES7216-2*	非該当	非該当	
79	PLC	S7-200: Digital Input expansion modules EM221	6ES7221-?????-0XA?	非該当	非該当	
80	PLC	S7-200: Digital Output expansion modules EM222	6ES7222-?????-0XA?	非該当	非該当	
81	PLC	S7-200: Digital Input / Output expansion modules EM223	6ES7223-?????-0XA?	非該当	非該当	
82	PLC	S7-200: Analog Input expansion modules EM231	6ES7231-?????-0XA?	非該当	非該当	
83	PLC	S7-200: Analog Output expansion modules EM232	6ES7232-?????-0XA?	非該当	非該当	
84	PLC	S7-200: Analog Input / Output modules EM235	6ES7235-?????-0XA?	非該当	非該当	
85	PLC	S7-200: Positioning expansion module EM253	6ES7253-?????-0XA?	非該当	非該当	
86	PLC	S7-200: Text Display	6ES7272-*	非該当	非該当	
87	PLC	S7-200: Simulator module SIM274	6ES7274-1X?00-????	非該当	非該当	
88	PLC	S7-200: Terminal block, Memory module and accessories	6ES729*	非該当	非該当	
89	PLC	Software Controller CPU1500S (F)	6ES7672-5* 6ES7672-7* 6ES7672-8*	非該当	非該当	
90	PLC	ET200SP Open Controller, CPU 151xSP PC	6ES7677-2*	非該当	非該当	
91	PLC	SIPLUS S7-1200 CPU	6AG1211-1AD* 6AG1211-1AE* 6AG1211-1BD* 6AG1211-1BE* 6AG1211-1HD* 6AG1211-1HE*	非該当	非該当	
92	PLC	SIPLUS S7-1200 CPU	6AG1212-1AD* 6AG1212-1AE* 6AG1212-1BD* 6AG1212-1BE* 6AG1212-1HD* 6AG1212-1HE* 6AG2212-1AE*	非該当	非該当	
93	PLC	SIPLUS S7-1200 CPU	6AG1214-1AE* 6AG1214-1AF* 6AG1214-1AG* 6AG1214-1BE* 6AG1214-1BG* 6AG1214-1HE* 6AG1214-1HF* 6AG1214-1HG* 6AG2214-1AG*	非該当	非該当	
94	PLC	SIPLUS S7-1200 CPU	6AG1215-1AF* 6AG1215-1AG* 6AG1215-1BG* 6AG1215-1HG*	非該当	非該当	

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
95	PLC	SIPLUS S7-1200: Signal Boards and Signal Modules, digital input/output	6AG1221-??*??-?XB0 6AG1222-??*??-?XB0 6AG1223-??*??-?XB0	非該当		非該当
96	PLC	SIPLUS S7-1200: Signal Boards and Signal Modules, analog input/output	6AG1231-??*??-?XB0 6AG1232-??*??-?XB0 6AG1234-??*??-?XB0	非該当		非該当
97	PLC	SIPLUS S7-1200: Communication Boards and Communication Modules	6AG1241-??*??-?XB? 6AG1242-50X??-?XE0 6AG1242-7KX??-?XB0 6AG2242-??*??-?X?0 6AG1277-*	非該当		非該当
98	PLC	SIPLUS S7-1200 : IO-Link Modules	6AG1278-*	非該当		非該当
99	PLC	SIPLUS S7-300	6AG1195- 6AG1305- 6AG1307- 6AG1312- 6AG1313- 6AG1314- 6AG1315- 6AG1317- 6AG1321- 6AG1322- 6AG1323- 6AG1326- 6AG1331- 6AG1332- 6AG1334- 6AG1336- 6AG1340- 6AG1341- 6AG1350- 6AG1365- 6AG1370- 6AG1900- 6AG1950-*	非該当		非該当
100	PLC	SIPLUS S7-1500	6AG1333- 6AG1500- 6AG1505- 6AG1507- 6AG2511- 6AG1511- 6AG1513- 6AG1515- 6AG2515- 6AG1516- 6AG2516- 6AG1517- 6AG1518- 6AG1521- 6AG2521- 6AG1522- 6AG2522- 6AG1526- 6AG2526- 6AG1531- 6AG2531- 6AG1532- 6AG2532- 6AG1540- 6AG1541- 6AG2541- 6AG1550- 6AG1551- 6AG1590- 6AG1591- 6AG1592- 6AG1960-*	非該当		非該当
101	リモートI/O	SIPLUS ET 200M	6AG1153-*	非該当		非該当
102	リモートI/O	SIPLUS ET 200MP	6AG1155- 6AG2155-*	非該当		非該当
103	リモートI/O	SIPLUS ET 200S	6AG1131- 6AG1132- 6AG1135- 6AG1138- 6AG1151- 6AG1193-*	非該当		非該当
104	リモートI/O	SIPLUS ET 200SP	6AG2131- 6AG2132- 6AG2134- 6AG2135- 6AG1136- 6AG2136- 6AG1137- 6AG2137- 6AG2138- 6AG2193- 6AG1510- 6AG2510- 6AG1512- 6AG2512- 6AG1545- 6AG1677- 6AG2677- 6AG1242-6TM10-2BB1 6AG1134-6*	非該当		非該当
105	リモートI/O	SIPLUS ET 200S	6AG2158-3AD*	非該当		非該当
106	PLC	メモ리카ード	6ES7951-0A??-0AA0	非該当		非該当
107	PLC	メモ리카ード	6ES7951-0F??-0AA0	非該当		非該当
108	PLC	メモ리카ード	6ES7951-0K??-0AA0	非該当		非該当
109	PLC	メモ리카ード	6ES7951-1A??-0AA0	非該当		非該当
110	PLC	メモ리카ード	6ES7951-1K??-0AA0	非該当		非該当
111	PLC	メモ리카ード	6ES7953-*	非該当		非該当
112	PLC	メモ리카ード	6ES7954-*	非該当		非該当
113	PLC	SIMATIC S7 USB cable	6ES7901-OAE*	非該当		非該当

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
114	PLC	SIMATIC S7 MPI cable	6ES7901-0BF*	非該当	非該当	
115	PLC	SIMATIC S7/M7: RS-232C cable, 2x D-sub(F)/9-pin	6ES7902-1A*	非該当	非該当	
116	PLC	SIMATIC S7/M7: TTY cable, 2x D-sub(M)/9-pin	6ES7902-2A*	非該当	非該当	
117	PLC	SIMATIC S7/M7: RS-422 cable, D-sub(M)/15-pin	6ES7902-3A*	非該当	非該当	
118	PLC	SIMATIC S7 Adapter	6ES7972-0CA*	非該当	非該当	
119	PLC	USB Prommer	6ES7792-*	非該当	非該当	
120	PLC	SIMATIC DP, Plug-in cable for PROFIBUS	6ES7901-4B*	非該当	非該当	
121	IPC	IPC127E	6AG4021-0A??-???	非該当	非該当	
122	IPC	IPC227D	6ES7647-8A??-???	非該当	非該当	
123	IPC	IPC227E	6ES7647-8B??-???	非該当	非該当	
124	IPC	IPC227G	6AG7647-8C??-???	非該当	非該当	
125	IPC	IPC227H	6AV7881-?A700-???	非該当	非該当	
126	IPC	IPC227I	6AV7882-????-???	非該当	非該当	
127	IPC	IPC227J	6AV7886-0????-???	非該当	非該当	
128	IPC	IPC327E	6AG4022-0AA?1-??A1	非該当	非該当	
129	IPC	IPC327G	6AG4022-0B??-???	非該当	非該当	
130	IPC	IPC347E	6AG4012-1????-???	非該当	非該当	
131	IPC	IPC347G	6AG4012-2????-???	非該当	非該当	
132	IPC	IPC377E	6AV7230-0????-???	非該当	非該当	
133	IPC	IPC427C	6ES7647-7B??-???	非該当	非該当	
134	IPC	IPC427D	6AG4140-????-???	非該当	非該当	
135	IPC	IPC427E	6AG4141-????-???	非該当	非該当	
136	IPC	IPC477D	6AV7240-????-???	非該当	非該当	
137	IPC	IPC477E	6AV7241-????-???	非該当	非該当	
138	IPC	IPC477D PRO	6AV7250-????-???	非該当	非該当	
139	IPC	IPC477E PRO	6AV7251-????-???	非該当	非該当	
140	IPC	IPC527G	6AG4025-0????-???	非該当	非該当	
141	IPC	IPC547D	6AG4104-2????-???	非該当	非該当	
142	IPC	IPC547E	6AG4104-3????-???	非該当	非該当	
143	IPC	IPC547G	6AG4104-4????-???	非該当	非該当	
144	IPC	IPC547J	6AG4104-5????-???	非該当	非該当	
145	IPC	IPC627C	6ES7647-6C??-???	非該当	非該当	
146	IPC	IPC627E	6AG4131-3????-???	非該当	非該当	
147	IPC	IPC647D	6AG4112-2????-???	非該当	非該当	
148	IPC	IPC647E	6AG4112-3????-???	非該当	非該当	
149	IPC	IPC677D	6AV7260-????-???	非該当	非該当	
150	IPC	IPC677E	6AV7261-????-???	非該当	非該当	
151	IPC	IPC847C	6AG4114-1????-???	非該当	非該当	
152	IPC	IPC847D	6AG4114-2????-???	非該当	非該当	
153	IPC	IPC847E	6AG4114-3????-???	非該当	非該当	
154	IPC	IPC827D	6AG4131-2????-???	非該当	非該当	
155	IPC	IPC677C	6AV789?-????-???	非該当	非該当	
156	IPC	IPC827D	6AG4132-2????-???	非該当	非該当	
157	IPC	IPC1047	6BK1800-1????-???	非該当	非該当	
158	IPC	IPC1047E	6BK1801-1????-???	非該当	非該当	
159	IPC	IFP Basic	6AV7862-2B?00-0AA0	非該当	非該当	
160	IPC	IFP1200	6AV7862-2BC00-0AA0	非該当	非該当	
161	IPC	IFP1500	6AV7466-5MA00-0A70	非該当	非該当	
162	IPC	IFP2200	6AV7466-6MC31-0MG0	非該当	非該当	
163	IPC	ITP1000	6AV7880-????-??A2	非該当	非該当	
164	IPC	SIMATIC IOT2050	6ES7647-0BA00-?YA2	非該当	非該当	
165	IPC	IPC127E basis, customer-specific	6BK1000-1NV00-0AA0	非該当	非該当	
166	IPC	IPC127E customer-specific	6BK1000-1MG00-0AA0	非該当	非該当	
167	IPC	IPC227E customer-specific	6BK1000-2MG00-0AA0	非該当	非該当	
168	IPC	IPC427C customer-specific	6BK1000-5WP0?-0AA?	非該当	非該当	
169	IPC	IPC427E customer-specific Basic device: 6AG4141-5DH00-0FA8	6BK1000-5MG0?-0AA?	非該当	非該当	
170	IPC	IPC427E customer-specific	6BK1000-5HF01-0AA0	非該当	非該当	
171	IPC	IPC477C customer-specific	6AV7420-0AE00-0MK0	非該当	非該当	
172	IPC	IPC477E customer-specific	6AV7245-6CA00-0R60	非該当	非該当	
173	IPC	IPC627C customer-specific	6ES7647-6P??-???	非該当	非該当	
174	IPC	IPC627D customer-specific	6BK1000-6MG00-7AA0	非該当	非該当	
175	IPC	IPC627E customer-specific	6BK1000-6MG01-1AA0	非該当	非該当	
176	IPC	IPC627E customer-specific 6AG4131-3CC20-0AA1 + IMAGE HDH (XX.01.20) 6FC5800-0AP8?-0YB0	6BK1000-6MG0?-0AA?	非該当	非該当	
177	IPC	IPC647E customer-specific	6BK1800-6HT??-???	非該当	非該当	
178	IPC	IPC847D customer-specific	6BK1800-8PA00-0AA0	非該当	非該当	
179	IPC	IPC847E customer-specific	6BK1800-8HT??-???	非該当	非該当	
180	IPC	SIMATIC IOT2040, 2x 10/100 Mbit/s Ethernet RJ45; 1x USB2.0, 1x USB client; SD CARD slot; 24 V DC industrial power supply	6ES7647-0AA00-1YA2	非該当	非該当	
181	IPC	SIMATIC IOT2000 Input/output Modul, 5x DI 2x AI 2x DO, ARDUINO Shield for SIMATIC IOT2020 and IOT2040.	6ES7647-0KA01-0AA2	非該当	非該当	
182	IPC	SIMATIC PC: Power cable	6ES7900-??A00-0XAO	非該当	非該当	
183	IPC	SIMATIC ITP spare parts	DO-B2097-1A	非該当	非該当	
184	IPC	SIDIS MPS-T	6AL2047- 6AL2037- 6AL2027- 6AL2022-*	非該当	非該当	
185	IPC	Industrial Thin Client SIMATIC ITC V3	6AV6646-1B??-??A0	非該当	非該当	
186	IPC	SIMATIC HMI Panel PC Ex	6AV7200-4????-???	非該当	非該当	
187	IPC	Panel 1900 MT OEM Thin Client Unit (TCU): 19" display (5: 4)	6AV7294-6KC00-0MG0	非該当	非該当	
188	IPC	SIMATIC Panel PC remote kit cable set, 10m DVI cable	6AV7671-1EX11-0AA0	非該当	非該当	
189	IPC	SIMATIC ITC Option parts	6AV7674-1????-???	非該当	非該当	
190	IPC	SIMATIC IPC accessories(Stand pipe / Panel mount / Bracket support)	6AV7675-0K*	非該当	非該当	
191	IPC	Remote Firmware V6 Pro, license key for management for thin clients in the Remote Device Manager (RDM) software	6AV7675-0TA??-???	非該当	非該当	
192	IPC	ITP1000ドッキングステーション	6AV7676-1AB00-0AA0	非該当	非該当	
193	IPC	SIMATIC: Flat panel cable	6AV7860-0?H?0-0AA0	非該当	非該当	
194	IPC	SIMATIC Flat Panel accessory,USB-Link tranceiver	6AV7860-1EX02-0AA1	非該当	非該当	
195	IPC	SIMATIC Flat Panel Monitor V2	6AV7860-3EH00-0AA0	非該当	非該当	
196	IPC	SIMATIC Flat Panel	6AV7861-????-???	非該当	非該当	
197	IPC	SIMATIC Industrial Flat Panel Monitor	6AV7863-????-??A0	非該当	非該当	
198	IPC	SIMATIC IOT2000, Input Modul	6ES7647-0KA02-0AA2	非該当	非該当	
199	IPC	SIMATIC IPC memory expansion	6ES7648-2AJ?0-0MA0 6ES7648-2AH?0-0KA0 6ES7648-2AL?0-0PA0 6ES7648-2AL?0-0PA0 6ES7648-2AK?0-0PA0	非該当	非該当	

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
200	IPC	Fan / Battery spare part customer-specific	6BK1700-6HA7?-0AA0	非該当		非該当
201	IPC	SIMATIC IPC / Field PG spare parts	A5E???????	非該当		非該当
202	IPC	SIMATIC Field PG M5	6ES7717-*	非該当		非該当
203	IPC	SIMATIC Field PG M6	6ES7718-*	非該当		非該当
204	IPC	Spare part, battery pack, AC/DC power supply for Field PG	6ES7798-*	非該当		非該当
205	IPC	Power cable with AC Plug for Field PG M6/M5/M4/M2	6ES7900-5?A00-0XA0	非該当		非該当
206	IPC	SIMATIC Field PG Solid state drive kit	6ES7791-2BA2*-0AA0	非該当		非該当
207	IPC	SIMATIC HMI Thin Client Ex NG Option Code:A01 (24V DC Powersupply), B01 (Outdoor: -20°C for enclosure)	6AV7200-5????-???? 6AV7200-5????-????-Z	非該当		非該当
208	IPC	SIMATIC HMI Thin Client Ex 2 Option Code:A01(100, .240VAC (requires enclosure!)), B01 (Outdoor -20° C (requires enclosure: only without keyboard)), C01 (-20° C (only without keyboard)), D01 (Emergency stop button 8003 right (ESR)), E01 (Emergency stop button 8003 left (ESL)), G01 (Outdoor -10° C (requires enclosure: for keyboard))	6AV7200-7????-???? 6AV7200-7????-????-Z	非該当		非該当
209	HMI	SIMATIC HMI Basicパネル シリーズ	6AV2123-*	非該当		非該当
210	HMI	SIMATIC HMI Comfortパネル シリーズ / 保護シート / 付属品	6AV2124-*	非該当		非該当
211	HMI	SIMATIC HMI Mobileパネル シリーズ / コネクションボックス / 付属品	6AV2125-*	非該当		非該当
212	HMI	SIMATIC HMI Comfort INOXパネル / 保護シート / 付属品	6AV2144-*	非該当		非該当
213	HMI	SIMATIC HMI用 アクセサリー類	6AV2181-* 6AV6574-* 6AV6645-* 6AV6671-* 6AV6881-* 6AV7672-*	非該当		非該当
214	HMI	SIMATIC HMI キーパネル	6AV3688-*	非該当		非該当
215	HMI	SIMATIC HMI Mobileパネル 用コネクションケーブル	6XV1440-*	非該当		非該当
216	HMI	SIMATIC HMI Mobileパネル シリーズ TFT display	6AV2145-*	非該当		非該当
217	HMI	SIMATIC HMI KP+00 Basicシリーズ	6AV6647-*	非該当		非該当
218	HMI	SIMATIC OP/TP/MP 177	6AV6642-*	非該当		非該当
219	HMI	SIMATIC OP/TP/MP 277	6AV6643-*	非該当		非該当
220	HMI	SIMATIC OP/TP/MP 377	6AV6644-*	非該当		非該当
221	HMI	SIPLUS SIMATIC HMI Comfort Panelシリーズ	6AG1124-*	非該当		非該当
222	HMI	SIMATIC MP 370シリーズ	6AV6545-*	非該当		非該当
223	HMI	SIMATIC Panel OP 170B	6AV6542-0BB15-2AX0	非該当		非該当
224	HMI	SIMATIC HMI connection box Advanced	6AV2185-5AE23-0GEO	非該当		非該当
225	HMI	SIMATIC SIPLUS OP/TP/MP 177	6AG1642-*	非該当		非該当
226	HMI	SIMATIC SIPLUS OP/TP/MP 277	6AG1643-*	非該当		非該当
227	HMI	SIMATIC SIPLUS MP 377	6AG1644-*	非該当		非該当
228	HMI	WinCC Unified Comfort Panels	6AV2128-3*	非該当		非該当
229	ソフトウェア	SIMATIC WinCC in TIA Portal	6AV210*	非該当		非該当
230	ソフトウェア	SIMATIC WinCC Options	6AV636* 6AV6371-1* 6AV6372-*	非該当		非該当
231	ソフトウェア	SIMATIC WinCC V7	6AV6371-2* 6AV6381-*	非該当		非該当
232	ソフトウェア	WinCC IPC Package V7	6AV6382-*	非該当		非該当
233	ソフトウェア	SIMATIC WinCC Unified Comfort ES	6AV2151-*	非該当		非該当
234	ソフトウェア	SIMATIC WinCC Unified PC ES	6AV2153-*	非該当		非該当
235	ソフトウェア	SIMATIC WinCC Unified PC RT, Option	6AV2154-*	非該当		非該当
236	ソフトウェア	SIMATIC WinCC Unified Option	6AV2157-*	非該当		非該当
237	ソフトウェア	WinCC IPC Package Advanced	6AV2114-*	非該当		非該当
238	ソフトウェア	WinCC IPC Package Professional	6AV2115-*	非該当		非該当
239	ソフトウェア	WinCC IPC Package Unified	6AV2155-*	非該当		非該当
240	ソフトウェア	SIMATIC STEP 7, DOCPRO	6ES7803-0C???-0Y??	非該当		非該当
241	ソフトウェア	SIMATIC WinAC	6ES7806-1????-0???	非該当		非該当
242	ソフトウェア	SIMATIC ODK 1500S	6ES7806-2CD??-0Y70	非該当		非該当
243	ソフトウェア	SIMATIC PRODAVE	6ES7807-4BA??-0YA?	非該当		非該当
244	ソフトウェア	SIMATIC S7-200, STEP 7-Micro/WIN	6ES7810-2CC??-0YX?	非該当		非該当
245	ソフトウェア	SIMATIC S7-300/400, STEP 7, SIMATIC Manuals	6ES7810-4C*	非該当		非該当
246	ソフトウェア	SIMATIC STEP 7	6ES7810-5*	非該当		非該当
247	ソフトウェア	SIMATIC S7-Graph	6ES7811-0C*	非該当		非該当

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
248	ソフトウェア	SIMATIC S7-SCL	6ES7811-1C*	非該当	非該当	
249	ソフトウェア	SIMATIC S7 IMAP	6ES7820-0CC*	非該当	非該当	
250	ソフトウェア	SIMATIC STEP 7 (TIA Portal)	6ES7822-*	非該当	非該当	
251	ソフトウェア	SIMATIC TIA Portal Options	6ES7823-*	非該当	非該当	
252	ソフトウェア	SIMATIC S7 PID control, HB	6ES7830-7AA*	非該当	非該当	
253	ソフトウェア	SIMATIC S7, Safety / Safety Matrix	6ES7833-*	非該当	非該当	
254	ソフトウェア	SIMATIC S7, S7-PDIAG	6ES7840-0C*	非該当	非該当	
255	ソフトウェア	SIMATIC S7, S7-PLGSIM	6ES7841-0CC*	非該当	非該当	
256	ソフトウェア	SIMATIC D7-SYS	6ES7852-0CC*	非該当	非該当	
257	ソフトウェア	Siemens Network Planner	6ES7853-0A7??-0Y??	非該当	非該当	
258	ソフトウェア	SIMATIC S7 PID	6ES7860-*	非該当	非該当	
259	ソフトウェア	SIMATIC S7, SW redundancy	6ES7862-0AC*	非該当	非該当	
260	ソフトウェア	SIMATIC S7, Easy Motion Control	6ES7864-0A*	非該当	非該当	
261	ソフトウェア	SIMATIC S7, Modbus Master / Slave	6ES7870-1A*	非該当	非該当	
262	PLC	PROFIBUS Connector	6ES7972-0B*	非該当	非該当	
263	PLC	RS485 Terminal Resistor for PROFIBUS/MP1	6ES7972-0DA0*	非該当	非該当	
264	PLC	SIMATIC Manual Collection	6ES7998-8XC01-8YE*	非該当	非該当	
265	PLC	SIMATIC, Standard mounting rail 35mm	6ES5710-8MA*	非該当	非該当	
266	PLC	MODBUS/TCP communication	2XV9450-1MB* 6AV6676-6MB*	非該当	非該当	
267	PLC	Industrial serial communication / Ethernet communication	6ES7195-0* 6GK1182-* 6GK1184-*	非該当	非該当	
268	PROFINET	PROFIsafe Starter kit	6ES7195-3BF*	非該当	非該当	
269	PROFINET	PROFINET Driver	6ES7195-3AA*	非該当	非該当	
270	PROFINET	PROFINET Driver Product line License	6ES7195-3AB*	非該当	非該当	
271	PLC	RS485 Terminal Resistor for PROFIBUS/MP1 (SIPLUS)	6AG1972-0DA0*	非該当	非該当	
272	PLC	LOGO! Base Module	6ED1052-*	非該当	非該当	
273	PLC	LOGO! Expansion Module	6ED1055-*	非該当	非該当	
274	PLC	LOGO! Contact switching module	6ED1057-*	非該当	非該当	
275	PLC	SIPLUS LOGO! Base Module	6AG1052-*	非該当	非該当	
276	PLC	SIPLUS LOGO! Expansion Module	6AG1055-*	非該当	非該当	
277	PLC	SIPLUS LOGO! Contact switching module	6AG1057-*	非該当	非該当	
278	IPC	IFP2400	6AV7285-6RA02-0MGO	非該当	非該当	
279	PLC	S5/S7/ET200 マイグレーション用アダプタ	6E22041-8HR*	非該当	非該当	
280	IPC	SIMATIC IPC BX-21A	6AG4021-0B700-7A??	非該当	非該当	
281	IPC	SIMATIC IPC BX-32A	6AG4152-*	非該当	非該当	
282	IPC	SIMATIC IPC PX-32A	6AV7272-*	非該当	非該当	
283	IPC	SIMATIC IPC BX-39A	6AG4142-*	非該当	非該当	
284	IPC	SIMATIC IPC PX-39A	6AV7242-*	非該当	非該当	
285	IPC	SIMATIC IPC MD-34A	6AV7880-4??21-7AA?	非該当	非該当	
286	IPC	SIMATIC IPC RW-545A	6AG4104-6*	非該当	非該当	
287	IPC	SIMATIC IPC BX-59A	6AG4133-*	非該当	非該当	
288	IPC	SIMATIC IPC BX-35A	6ES7647-0JC??-0Y??	非該当	非該当	
289	IPC	IPC227G customer-specific	6BK1000-2MG02-0AA0	非該当	非該当	
290	ソフトウェア	SIDIS PRO SOFTWARE	9-3-SIDIS-7*	非該当	非該当	
291	IPC	SIDIS MDA8	6AL2033-*	非該当	非該当	
292	IPC	SIDIS Pro SmartPlug -W	6AL2032-*	非該当	非該当	
293	Motion	SIMOTION Multi Axes パッケージライセンス	6AU1820-0A747-0AB0	非該当	非該当	
294	Motion	SIMOTION Drive-based Compact Flash Card	6AU1400-2PA*	非該当	非該当	
295	Motion	SIMOTION Drive-based Compact Flash Card	6AU1400-2QA*	非該当	非該当	
296	リモートI/O	Power Rail Booster for PROFIBUS	6ES7972-4AA*	非該当	非該当	
297	リモートI/O	Power Line Booster	6ES7972-5*	非該当	非該当	
298	PLC	SIMATIC Manual Collection download	6ES7998-8XE01-8YE?	非該当	非該当	
299	IPC	SIMATIC IPC MD-37A	6ES7730-*	非該当	非該当	
300	ソフトウェア	SIMATIC S7 Project Messages	6ES7811-2C*	非該当	非該当	
301	ソフトウェア	WinCC flexible	6AV661* 6AV662*	非該当	非該当	
302	IPC	SIMATIC IPC BX-53A	6AG4026-0*	非該当	非該当	
303	IPC	SIMATIC IPC RC-545A	6AG4103-6*	非該当	非該当	
304	IPC	SIMATIC IPC RW-528A	6AG4112-4*	非該当	非該当	
305	IPC	SIMATIC IPC RW-548A	6AG4114-4*	非該当	非該当	
306	IPC	SIMATIC IPC RW-543B	6AG4011-4*	非該当	非該当	
307	IPC	SIMATIC IPC BX-53B	6AG4026-1*	非該当	非該当	
308	IPC	SIMATIC IPC RS-828A	6AG4102-0*	非該当	非該当	
309	IPC	SIMATIC IPC accessories	6ES7648-6W*	非該当	非該当	
310	IPC	SIMATIC IPC RW-543A	6AG4011-3*	非該当	非該当	
311	IPC	SIMATIC IPC accessories Adapter cable	6ES7648-3*	非該当	非該当	

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
1	コミュニケーションユニット	As interface	3RK*	非該当	非該当	
2	コミュニケーションユニット	As interface	3RP*	非該当	非該当	
3	コミュニケーションユニット	As interface	3RG*	非該当	非該当	
4	コミュニケーションユニット	As interface	3RX*	非該当	非該当	
5	スイッチングデバイス	Contactors	3RT*	非該当	非該当	
6	スイッチングデバイス	Contactors	3RH*	非該当	非該当	
7	スイッチングデバイス	Contactors	3RA*	非該当	非該当	
8	スイッチングデバイス	Contactors	3TC*	非該当	非該当	
9	スイッチングデバイス	Contactors	3TH*	非該当	非該当	
10	スイッチングデバイス	Contactors	3TX*	非該当	非該当	
11	スイッチングデバイス	Contactors	3TY*	非該当	非該当	
12	スイッチングデバイス	Contactors	3TF*	非該当	非該当	
13	スイッチングデバイス	Contactors	3TY*	非該当	非該当	
14	スイッチングデバイス	Contactors	3TG*	非該当	非該当	
15	スイッチングデバイス	Coupling relays	3RQ*	非該当	非該当	
16	スイッチングデバイス	Coupling relays	3ZY*	非該当	非該当	
17	スイッチングデバイス	Coupling relays	LZX*	非該当	非該当	
18	スイッチングデバイス	Coupling relays	LZS*	非該当	非該当	
19	スイッチングデバイス	Coupling relays	3RS*	非該当	非該当	
20	スイッチングデバイス	Soft starters	3RW*	非該当	非該当	
21	スイッチングデバイス	Solid-state switching devices	3RF*	非該当	非該当	
22	保護器	Motor starter protectors/circuit breakers	3RV*	非該当	非該当	
23	保護器	Overload relays	3RU*	非該当	非該当	
24	保護器	Overload relays	3RB*	非該当	非該当	
25	ロードフィーダー	Load feeders	3RA21*	非該当	非該当	
26	ロードフィーダー	Load feeders	3RA22*	非該当	非該当	
27	ロードフィーダー	Compact starters	3RA6*	非該当	非該当	
28	ロードフィーダー	Motor starters	3RM1*	非該当	非該当	
29	ロードフィーダー	Motor starters	3ZY*	非該当	非該当	
30	ロードフィーダー	Compact Motor starters	3RK13*	非該当	非該当	
31	ロードフィーダー	Compact Motor starters	3RK19*	非該当	非該当	
32	モニタリングコントロールデバイス	SIMOCODE	3UF* (3UF7982-OAA**-0を除く)	非該当	非該当	
33	モニタリングコントロールデバイス	Timing relays	3RP*	非該当	非該当	
34	モニタリングコントロールデバイス	Timing relays	7PV*	非該当	非該当	
35	モニタリングコントロールデバイス	Current and active current monitoring	3RR*	非該当	非該当	
36	モニタリングコントロールデバイス	Monitoring relays	3UG*	非該当	非該当	
37	モニタリングコントロールデバイス	Residual-current transformers	3UL*	非該当	非該当	
38	モニタリングコントロールデバイス	Temperature monitoring relays	3RS*	非該当	非該当	
39	モニタリングコントロールデバイス	Thermistor motor protection	3RN*	非該当	非該当	

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
40	セーフティ機器	Safety relays	3SK*	非該当	非該当	
41	セーフティ機器	Safety relays	3JUF7*	非該当	非該当	
42	セーフティ機器	Safety relays	3ZY*	非該当	非該当	
43	セーフティ機器	Safety relays	3TK*	非該当	非該当	
44	ポジションセーフティスイッチ	Position Safety switches	3SE*	非該当	非該当	
45	ポジションセーフティスイッチ	Position Safety switches	3SF*	非該当	非該当	
46	ポジションセーフティスイッチ	Position Safety switches	3SX*	非該当	非該当	
47	コマンドシグナルデバイス	Pushbuttons and indicator lights	3SU*	非該当	非該当	
48	コマンドシグナルデバイス	Pushbuttons and indicator lights	3SB*	非該当	非該当	
49	コマンドシグナルデバイス	Signaling columns	8WD*	非該当	非該当	
50	気中遮断器	Air Circuit Breakers	3WA*	非該当	非該当	
51	気中遮断器	Air Circuit Breakers	3WL*	非該当	非該当	
52	気中遮断器	Air Circuit Breakers	3VW*	非該当	非該当	
53	気中遮断器	Air Circuit Breakers	USZ CQD*	非該当	非該当	
54	遮断器	Molded Case Circuit Breakers	3VA*	非該当	非該当	
55	遮断器	Molded Case Circuit Breakers	3VL*	非該当	非該当	
56	遮断器	Molded Case Circuit Breakers	3VW*	非該当	非該当	
57	ミニチュアサーキットブレーカー	Miniature Circuit Breakers	5SY*	非該当	非該当	
58	ミニチュアサーキットブレーカー	Miniature Circuit Breakers	5ST*	非該当	非該当	
59	ミニチュアサーキットブレーカー	Miniature Circuit Breakers	5SJ*	非該当	非該当	
60	ミニチュアサーキットブレーカー	Miniature Circuit Breakers	5SP*	非該当	非該当	
61	ミニチュアサーキットブレーカー	Miniature Circuit Breakers	5SL*	非該当	非該当	
62	ミニチュアサーキットブレーカー	Miniature Circuit Breakers	5TL*	非該当	非該当	
63	ミニチュアサーキットブレーカー	Miniature Circuit Breakers	5SU*	非該当	非該当	
64	ミニチュアサーキットブレーカー	Miniature Circuit Breakers	5SW*	非該当	非該当	
65	漏電、アーク障害検知デバイス	Residual Current , Arc Fault Protective Devices	5SV*	非該当	非該当	
66	漏電、アーク障害検知デバイス	Residual Current , Arc Fault Protective Devices	5SM*	非該当	非該当	
67	漏電、アーク障害検知デバイス	Residual Current , Arc Fault Protective Devices	5SU*	非該当	非該当	
68	漏電、アーク障害検知デバイス	Residual Current , Arc Fault Protective Devices	5SZ*	非該当	非該当	
69	ヒューズ	Fuse Systems	3NA*	非該当	非該当	
70	ヒューズ	Fuse Systems	3NB*	非該当	非該当	
71	ヒューズ	Fuse Systems	3NC*	非該当	非該当	
72	ヒューズ	Fuse Systems	3ND*	非該当	非該当	
73	ヒューズ	Fuse Systems	3NE*	非該当	非該当	
74	ヒューズ	Fuse Systems	3NG*	非該当	非該当	
75	ヒューズ	Fuse Systems	3NH*	非該当	非該当	
76	ヒューズ	Fuse Systems	3NW*	非該当	非該当	
77	ヒューズ	Fuse Systems	3NX*	非該当	非該当	
78	ヒューズ	Fuse Systems	5SA*	非該当	非該当	
79	ヒューズ	Fuse Systems	5SB*	非該当	非該当	
80	ヒューズ	Fuse Systems	5SD*	非該当	非該当	

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
81	ヒューズ	Fuse Systems	5SF*	非該当	非該当	
82	ヒューズ	Fuse Systems	5SF*	非該当	非該当	
83	ヒューズ	Fuse Systems	5SG*	非該当	非該当	
84	ヒューズ	Fuse Systems	5SH*	非該当	非該当	
85	過電圧保護器	Overvoltage Protection Devices	5SD*	非該当	非該当	
86	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	3LD*	非該当	非該当	
87	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	3KC*	非該当	非該当	
88	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	3KD*	非該当	非該当	
89	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	3KF*	非該当	非該当	
90	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	3VT*	非該当	非該当	
91	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	3NJ*	非該当	非該当	
92	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	3NP*	非該当	非該当	
93	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	3NJ*	非該当	非該当	
94	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	3NY*	非該当	非該当	
95	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	5TE*	非該当	非該当	
96	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	8UC*	非該当	非該当	
97	ディスコネクタースイッチ	Switch Disconnectors	8UD*	非該当	非該当	
98	入切スイッチ	Control switch	5TE*	非該当	非該当	
99	入切スイッチ	Control switch	5TG*	非該当	非該当	
100	入切スイッチ	Control switch	5TL*	非該当	非該当	
101	入切スイッチ	Control switch	5TT4*	非該当	非該当	
102	入切スイッチ	Control switch	5TT5*	非該当	非該当	
103	モニタリングスイッチ	Monitoring swith	7LF*	非該当	非該当	
104	モニタリングスイッチ	Monitoring swith	5TT31*	非該当	非該当	
105	モニタリングスイッチ	Monitoring swith	5TT34*	非該当	非該当	
106	変換器	Transformers	4AC*	非該当	非該当	
107	バスバーシステム	Busbar Systems	8US*	非該当	非該当	
108	バスバーシステム	Busbar Systems	8WC*	非該当	非該当	
109	バスバーシステム	Busbar Systems	5SG*	非該当	非該当	
110	バスバーシステム	Busbar Systems	5SH*	非該当	非該当	
111	電力計	Power Monitoring	7KM*	非該当	非該当	
112	電力計	Power Monitoring	7KT*	非該当	非該当	
113	充電インフラ	Charging Infrastructure	5TT32*	非該当	非該当	
114	端子台	Terminal Blocks	8WH*	非該当	非該当	
115	端子台	Terminal Blocks	8WA*	非該当	非該当	
116	配電盤	Switchboards	8PQ*	非該当	非該当	
117	配電盤	Switchboards	8MF*	非該当	非該当	
118	配電盤	Switchboards	8MR*	非該当	非該当	
119	配電盤	Switchboards	8GB*	非該当	非該当	
120	配電盤	Switchboards	8GF*	非該当	非該当	
121	配電盤	Switchboards	8GK*	非該当	非該当	
122	配電盤	Switchboards	8GS*	非該当	非該当	
123	配電盤	Switchboards	8GK*	非該当	非該当	
124	配電盤	Switchboards	8HC*	非該当	非該当	
125	配電盤	Switchboards	8HE*	非該当	非該当	
126	配電盤	Switchboards	8HP*	非該当	非該当	
127	配電盤	Switchboards	8JH*	非該当	非該当	
128	配電盤	Switchboards	8JK*	非該当	非該当	
129	リピーター	Repeater	6GK1210 *	非該当	非該当	
130	変圧器	Transformers	4AM *	非該当	非該当	
131	変流器	Current transformers	4NC *	非該当	非該当	

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
1	モーター	SIMOTICS-1FT6	1FT6*	非該当	-	非該当
2	モーター	SIMOTICS-1FT6/ インクリメント式エンコーダ搭載	1FT6???-????-?A??-(Z)	非該当	-	非該当
3	モーター	SIMOTICS-1FT6/ 2-Poleレゾルバ搭載	1FT6???-????-?S??-(Z)	非該当	-	非該当
4	モーター	SIMOTICS-1FT6/ 多極式レゾルバ搭載	1FT6???-????-?T??-(Z)	非該当	-	非該当
5	モーター	SIMOTICS-1FT6/ 絶対値エンコーダ搭載 (22bit以上)	1FT6???-????-?E??-(Z)	該当	輸7(8)	非該当
6	周波数変換器	MICROMASTER 420シリーズ	6SE6420*	該当	輸2(8)	該当
7	周波数変換器	MICROMASTER 430シリーズ	6SE6430*			
8	周波数変換器	MICROMASTER 440シリーズ	6SE6440*			
9	周波数変換器	SIMOVERT MASTERDRIVESシリーズ	6SE7???-????-(Z)	非該当	-	非該当
10	周波数変換器	SINAMICS G120Dシリーズ/コントロールユニット/PROFIBUS	6SL3544-0FB2?-1PA?	非該当	-	非該当
11	周波数変換器	SINAMICS G120Dシリーズ/コントロールユニット/PROFINET	6SL3544-0FB2?-1F??	非該当	-	非該当
12	コンバータ装置	SIMOREG DG-Masterシリーズ	6RA7???-????-0	非該当	-	非該当
13	コンバータ装置	SIMOREG DG-Masterシリーズ	6RA7???-????-0-Z	非該当	-	非該当
14	コントローラ	SIMOTION-P350 シリーズ	6AU1350*	非該当	-	非該当
15	コントローラ	SIMOTION-P350 シリーズ	6AU1380*	非該当	-	非該当
16	数値制御装置	SINUMERIK 840Dシリーズ /PCU	6FC5210*	非該当	-	非該当
17	数値制御装置	SINUMERIK 840Dシリーズ /PCU	6FC5220*	非該当	-	非該当
18	数値制御装置	SINUMERIK 840Dシリーズ /PCU with MC1 board	6FC5222*	非該当	-	非該当
19	数値制御装置	SINUMERIK 840D/DE sl: NCU710.3	6FC5371*	非該当	-	非該当
20	数値制御装置	SINUMERIK 840D/DE sl: NCU720.3	6FC5372*	非該当	-	非該当
21	数値制御装置	SINUMERIK 840D/DE sl: NCU730.3	6FC5373*	非該当	-	非該当
22	数値制御装置	SINUMERIK 840DI シリーズ 数値制御プログラム (Standard)	6FC5258-0BX20-0AG1	非該当	-	該当
23	数値制御装置	SINUMERIK 840DI シリーズ 数値制御プログラム (Standard)	6FC5258-0AX30-0AF0			
24	数値制御装置	SINUMERIK 840DI シリーズ 数値制御プログラム (Standard)	6FC5258-0AX20-0AF0			
25	数値制御装置	SINUMERIK 840DI シリーズ 数値制御プログラム (Standard)	6FC5258-0BX30-0AG1			
26	数値制御装置	SINUMERIK 840DI シリーズ 数値制御プログラム (Export)	6FC5258-0BY10-0AG1			
27	数値制御装置	SINUMERIK 840DI シリーズ 数値制御プログラム (Export)	6FC5258-0CY10-0AF0	非該当	-	非該当
28	数値制御装置	SINUMERIK 840DI シリーズ 数値制御プログラム (Export)	6FC5258-1CY10-0AG0	非該当	-	非該当
29	数値制御装置	SINUMERIK 840DI シリーズ 数値制御プログラム (Export)	6FC5258-1CY10-3AG0	非該当	-	非該当
30	周波数変換器	SIMODRIVE 611 シリーズ/インフィードモジュール	6SN1145*	非該当	-	非該当
31	周波数変換器	SIMODRIVE 611 シリーズ/インフィードモジュール	6SN1146*	非該当	-	非該当
32	周波数変換器	SIMODRIVE 611 シリーズ/パワーモジュール	6SN1123*	該当	輸2(8)	非該当

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
33	周波数変換器	SIMODRIVE 611 シリーズ/パワーモジュール	6SN1124*	該当	輸2(8)	非該当
34	ソフトウェア	CMS X-TOOLS PROFESSIONAL V05.00 ENGINEERING-SW	9AE4160-1BA00	非該当	-	非該当
35	ゲートウェイ	Mindconnect Nano	9AC2112-8BA12-0KA1	非該当	-	非該当
36	モーター	SIMOTICS S-1F77 インクリメント式エンコーダ搭載	1FT7???-?????-9D??-(Z) 1FT7???-?????-2N??-(Z)	非該当	-	非該当
37	モーター	SIMOTICS S-1FK7 インクリメント式エンコーダ搭載	1FK7???-?????-9A??-(Z) 1FK7???-?????-9D??-(Z)	非該当	-	非該当
38	モーター	SIMOTICS S-1F77 絶対値エンコーダ搭載(22bit以上)	1FT7???-?????-9C??-(Z) 1FT7???-?????-9L??-(Z) 1FT7???-?????-9B??-(Z) 1FT7???-?????-9K??-(Z) 1FT7???-?????-9M??-(Z) 1FT7???-?????-9F??-(Z)	該当	輸7(8)	非該当
39	モーター	SIMOTICS S-1FK7 絶対値エンコーダ搭載(22bit以上)	1FK7???-?????-9C??-(Z) 1FK7???-?????-9B??-(Z) 1FK7???-?????-9F??-(Z) 1FK7???-?????-9E??-(Z)	該当	輸7(8)	非該当
40	モーター	SIMOTICS S-1FK7 絶対値エンコーダ搭載(20bit以下)	1FK7???-?????-9R??-(Z) 1FK7???-?????-9Q??-(Z) 1FK7???-?????-9K??-(Z)	非該当	-	非該当
41	モーター	SIMOTICS S-1FK7 レゾルバ	1FK7???-?????-9S??-(Z) 1FK7???-?????-9T??-(Z) 1FK7???-?????-9P??-(Z) 1FK7???-?????-9U??-(Z)	非該当	-	非該当
42	モーター	SIMOTICS S-1F*2 絶対値エンコーダ搭載(22bit以上)	1F22???-?????-9S??-(Z) 1F22???-?????-9M??-(Z) 1F22???-?????-9B??-(Z) 1F22???-?????-9C??-(Z)	該当	輸7(8)	非該当
43	モーター	SIMOTICS S-1FL6 絶対値エンコーダ搭載(21bit以上)	1FL60??-?????-9M??	該当	輸7(8)	非該当
44	モーター	SIMOTICS S-1FL6 絶対値エンコーダ搭載(20bit以下)	1FL60??-?????-9L??	非該当	-	非該当
45	モーター	SIMOTICS S-1FL6 インクリメント式エンコーダ搭載	1FL60??-?????-9A??	非該当	-	非該当
46	モーター	SIMOTICS M-1PH8 絶対値エンコーダ搭載(22bit以上)	1PH8???-??9??-????-(Z) 1PH8???-??9??-????-(Z)	該当	輸7(8)	非該当
47	モーター	SIMOTICS M-1PH8 インクリメント式エンコーダ搭載	1PH8???-??9??-????-(Z) 1PH8???-??9??-????-(Z) 1PH8???-??9??-????-(Z) 1PH8???-??9??-????-(Z) 1PH8???-??9??-????-(Z) 1PH8???-??9??-????-(Z) 1PH8???-??9??-????-(Z) 1PH8???-??9??-????-(Z)	非該当	-	非該当
48	周波数変換器	SINAMICS V20シリーズ	6SL3210-5B???-????	非該当	-	非該当
49	周波数変換器	SINAMICS V90シリーズ	6SL3210-5F???-????	非該当	-	非該当
50	周波数変換器	SINAMICS G120Cシリーズ	6SL3210-1KE??-????	非該当	-	非該当
51	周波数変換器	SINAMICS G120X シリーズ	6SL3220-??YE??-????	非該当	-	非該当
52	周波数変換器	SINAMICS PM240-2パワーモジュール ブロックタイプ	6SL321?-1P???-????	非該当	-	非該当
53	周波数変換器	SINAMICS PM340パワーモジュール ブロックタイプ	6SL3210-1S???-????	非該当	-	非該当
54	周波数変換器	SINAMICS G120コントロールユニット CU230P-2	6SL3243-0BB30-????	非該当	-	非該当
55	周波数変換器	SINAMICS G120コントロールユニット CU240E-2	6SL3244-0BB1?-1???	非該当	-	非該当
56	周波数変換器	SINAMICS G120コントロールユニット CU250S-2	6SL3246-0BA22-1???	非該当	-	非該当
57	周波数変換器	SINAMICS S210シリーズ	6SL3210-5H???-????	非該当	-	非該当
58	周波数変換器	SINAMICS S120モーターモジュール ブックサイズ	6SL312?-??TE??-???? 6SL342?-??TE??-????	非該当	-	非該当
59	周波数変換器	SINAMICS S120ラインモジュール ブックサイズ	6SL313?-??E??-???? 6SL343?-??TE??-????	非該当	-	非該当
60	周波数変換器	SINAMICS S120コンビ	6SL3111-3VE2?-???? 6SL3111-4VE2?-????	非該当	-	非該当

	製品情報			該非判定結果			
	製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
61	周波数変換器	SINAMICS S120モーターモジュール シャーシタイプ	6SL332?-?TE??-????	非該当	-	非該当	-
62	周波数変換器	SINAMICS S120ラインモジュール シャーシタイプ	6SL3330-?TE??-?AA? 6SL3330-?TG??-?AA?	非該当	-	非該当	-
63	周波数変換器	SINAMICS S120 CU320-2 DP/PN CFカード無し	6SL3040-1MA0?-?AA?	非該当	-	非該当	-
64	周波数変換器	SINAMICS S120 CU310-1 DP/PN CFカード無し	6SL3040-1LA0?-?AA?	非該当	-	非該当	-
65	ケーブル	MOTION-CONNECT 500 信号ケーブル	6FX5072-2????-????	非該当	-	非該当	-
66	ケーブル	MOTION-CONNECT 500 電力ケーブル	6FX5072-5????-???? 6FX5078-1????-????	非該当	-	非該当	-
67	ケーブル	MOTION-CONNECT 800PLUS 信号ケーブル	6FX8072-2????-????	非該当	-	非該当	-
68	ケーブル	MOTION-CONNECT 800PLUS 電力ケーブル	6FX8072-5????-???? 6FX8078-1????-????	非該当	-	非該当	-
69	ケーブル	DRIVE-GLI Q 信号ケーブル	6FX2002-1DC??-????	非該当	-	非該当	-
70	ケーブル	DRIVE-GLI Q 加工済み	6SL3060-4A*	非該当	-	非該当	-
71	数値制御装置	SINUMERIK ONE: NCU1760	6FC5317-6AA0?-?AA?	非該当	-	非該当	-
72	数値制御装置	SINUMERIK ONE: NCU1750	6FC5317-5AA0?-?AA?	非該当	-	非該当	-
73	数値制御装置	SINUMERIK ONE: NCU1740	6FC5317-4AA0?-?AA?	非該当	-	非該当	-
74	数値制御装置	SINUMERIK ONE: PPU1740-1900	6FC5317-4AA0?-?DA?	非該当	-	非該当	-
75	数値制御装置	SINUMERIK ONE: PPU1740-1500	6FC5317-4AA0?-?CA?	非該当	-	非該当	-
76	数値制御装置	SINUMERIK ONE CNC software with full function scope	6FC5852-?XG??-?Y??	非該当	-	該当	外2(2)
77	数値制御装置	SINUMERIK ONE CNC software with full function scope	6FC5852-?XF??-?Y??				
78	数値制御装置	SINUMERIK ONE CNC software with full function scope	6FC5852-?XC??-?Y??				
79	数値制御装置	SINUMERIK ONE CNC software with full function scope	6FC5852-?XP??-?Y??				
80	数値制御装置	SINUMERIK ONE CNC software export version	6FC5852-?YG??-?Y??	非該当	-	非該当	-
81	数値制御装置	SINUMERIK ONE CNC software export version	6FC5852-?YF??-?Y??	非該当	-	非該当	-
82	数値制御装置	SINUMERIK ONE CNC software export version	6FC5852-?YC??-?Y??	非該当	-	非該当	-
83	数値制御装置	SINUMERIK ONE CNC software export version	6FC5852-?YP??-?Y??	非該当	-	非該当	-
84	数値制御装置	SINUMERIK Electric handwheel, adapter sets	6FC9320-5D*	非該当	-	非該当	-
85	数値制御装置	アクセサリ SINUMERIK OP	6FC5248-0AF*	非該当	-	非該当	-
86	数値制御装置	SINUMERIK OP, Key boards	6FC5203-0A*	非該当	-	非該当	-
87	数値制御装置	SINUMERIK OP, Handheld unit	6FC5303-0A*	非該当	-	非該当	-
88	数値制御装置	SINUMERIK PP72/48D PN I/O module	6FC5311-0AA00-*	非該当	-	非該当	-
89	数値制御装置	SINUMERIK thin Client unit TCUx0.2	6FC5312-0DA00-*	非該当	-	非該当	-
90	数値制御装置	SINUMERIK DIRECT CONTROL KEY CABLE FOR TCU	6FC5347-0AF10-*	非該当	-	非該当	-

製品情報			該非判定結果			
製品区分	製品名	型式	輸出令別表第一 (1項~15項)	判定項番	外為令別表 (1項~15項)	判定項番
91	数値制御装置	ハンドヘルドターミナルHT* アクセサリ	6FC5348-0AA08-*	非該当	-	非該当
92	数値制御装置	SINUMERIK ONE MCP **** for SIMATIC Operator Panel for SINUMERIK ONE	6FC5303-0AP??-?AA?	非該当	-	非該当
93	数値制御装置	SINUMERIK ONE MPP Machine Push Button Panel with machine control panel functions and EM*** expansion module	6FC5303-1AF??-?AA?	非該当	-	非該当
94	数値制御装置	Accessories for machine control panels	6FC5247-0A???-?AA?	非該当	-	非該当
95	数値制御装置	SINUMERIK HT 10 handheld terminal	6FC5403-0AA21-?AA?	非該当	-	非該当
96	モーター	SIMOTICS M-1PH7 インクリメント式エンコーダ搭載 またはエンコーダ非搭載	1PH7???-?H???-????-(Z) 1PH7???-?J???-???? 1PH7???-?A???-???? 1PH7???-?N???-???? 1PH7???-?M???-???? 1PH7???-?R???-????	非該当	-	非該当
97	周波数変換器	SINAMICS Power Module PM240 (without filter/ classA filter)	6SL3224-0BE*	非該当	-	非該当
98	モーションコントローラ	SIMOTION P320-4S Box with Intel Core I7 processor; 2x 1.7 GHz; PROFINET board integrated; operating system Windows 7 Ultimate	6AU1320-4DS66-3AG0	非該当	-	非該当
99	モーター	SIMOTICS-1FK6/ インクリメント式エンコーダ搭載	1FK6???-????-?A??-(Z)	非該当	-	非該当
100	モーター	SIMOTICS-1FT6/ 2-Poleレゾルバ搭載	1FK6???-????-?S??-(Z)	非該当	-	非該当
101	モーター	SIMOTICS-1FT6/ 多極レゾルバ搭載	1FK6???-????-?T??-(Z)	非該当	-	非該当
102	モーター	SIMOTICS-1FT6/ 絶対値エンコーダ搭載 (22bit以上)	1FK6???-????-?E??-(Z)	該当	輸7(8)	非該当
103	通信基板	MASTERDRIVES PROFIBUS通信基板	6SE7090-0XX84-?FF5	非該当	-	非該当
104	数値制御装置	SINUMERIK 840D sl CNC software 31-5 with SINUMERIK Operate	6FC5850-3XG23-3YA0	非該当	-	該当 外2(2)
105	周波数変換器	SINAMICS/SIMODRIVE 611付属品 端子台、シールドプレート、ファンなど	6SL3162-?????-0AA0 6SL3262-1A???-0??? 6SL3264-1EA00-???? 6SL3266-1E???-0KAO	非該当	-	非該当
106	数値制御装置	Numeric Control Extension NX15	6SL3040-0NB00-0AA0	非該当	-	非該当
107	周波数変換器	SINAMICS 制動抵抗器	JJY: 023????????? 6SL3201-0BE??-???? 6SE6400-4B???-???? 6SL3000-1BE32-5AA0	非該当	-	非該当
108	周波数変換器	SINAMICS 操作パネル BOP、IOP、AOP	6SL3255-0AA00-???? 6SL3256-0AP00-0JAO 6SL3055-0AA00-????	非該当	-	非該当
109	周波数変換器	SINAMICS G220	6SL4112-0????-???? 6SL4113-0????-???? 6SL4113-2????-????	非該当	-	非該当
110	周波数変換器	SINAMICS G220 SDカード	6SL5970-0AA00-0AA0 6SL5970-0AA00-0AA0-Z 6SL4170-1?00-0AA0 6SL4170-1?00-0AA0-Z 6SL5977-0AA00-1DA0 6SL5977-0AA00-2HA0	非該当	-	非該当
111	モーター	1FL2モーター 17bit Singleturnアブソリュートエンコーダ付き	1FL2???-????-?H???	非該当	-	非該当
112	モーター	1FL2モーター 21bit Singleturnアブソリュートエンコーダ付き 21bit Singleturn+12bit Multiturnアブソリュートエンコーダ付き	1FL2???-????-?S?? 1FL2???-????-?M??	該当	輸7(8)	非該当
113	周波数変換器	SINAMICS PM250パワーモジュール ブロックタイプ	6SL3225-0B???-????	非該当	-	非該当
114	周波数変換器	SINAMICS S220スマートラインモジュール ブロックタイプ	6SL5130-6UE??-????	非該当	-	非該当
115	周波数変換器	SINAMICS S220モーターモジュール ブロックタイプ	6SL5120-?UE??-????	非該当	-	非該当
116	周波数変換器	SINAMICS S220付属品 端子台、シールドプレート、ファンなど	6SL5166-?????-0AA0	非該当	-	非該当
117	周波数変換器	SINAMICS S220配電機器 リアクトル、フィルターなど	6SL5100-0EE2?-???? 6SL5100-0HE2?-????	非該当	-	非該当
118	周波数変換器	SINAMICS S210配電機器 リアクトル、フィルター、制動抵抗器など	6SL3203-0B???-???? GXX: BWG250047TS-190 GXX: BWG600014TS-190	非該当	-	非該当
119	周波数変換器	SINAMICS S120配電機器・付属品 リアクトル、フィルター、制動抵抗器、I/Oモジュール など	6SL3000-?????-???? 6SL3053-0AA00-???? 6SL3055-0AA00-????	非該当	-	非該当
120	周波数変換器	SINAMICS S120/G120 AIM、リアクトル、制動抵抗器、端子台、コネクタなど	6SL3100-?????-???? 6SL3162-?????-???? 6SL3202-0????-???? 6SL3103-0????-????	非該当	-	非該当