

Fragebogen SIWAREX

Kundenangaben

Kontakt: _____

E-Mail: _____

Firma: _____

Ausgefüllt durch: _____

Adresse: _____

Datum: _____

Stadt: _____ Land: _____

Hinweise zur Applikation: _____

PLZ: _____ Tel.: (_____) _____

Fax: (_____) _____

Elektronik

Anwendung

Nicht selbsttätige Waage

Statische LKW-/Waggonwaage

Kontrollwaage

Plattform Waage

Automat. Befüllung/Big Bag Waage

Schüttstrommesser

Behälter-/Silo-/Füllstands-Messung

Dosierwaage

Dosierbandwaage

Fahrzeugwaage

Bandwaage

Differenzialdosierwaage

Kraftmessung

Zu wiegendes Material: _____

Anforderungen

Basis Wägefunktionen

Fehlerkontrolle, Protokollierung

Schnelle Wägefunktion

Aufzeichnung Wägeverlauf

Vorbeugende Diagnose

Eichfähig

Mit Ex Zertifikat

Zone Typ/Nummer: _____

CPU Integration

SIMATIC S7-200 direkt

SIMATIC S7-1200

SIMATIC PCS7

Version: _____

Andere

SIMATIC S7-300 direkt

SIMATIC S7-1500

WINCC flex

Version: _____

Name: _____

SIMATIC S7-300/400 mit Bus Typ: _____

SIWAREX-Mechanik

Wägezellen

Max. Gesamtgewicht: _____

Totlast: _____

Geforderte Genauigkeit: _____

Anzahl Wägezellen: _____

Anzahl Stützpunkte: _____

Vibrationen (Motor, Mischer, etc.)

Einbauzubehör erforderlich?

Abhebesicherung

Diagnose

Hoher Überlastschutz

Hohe Messrate

Ex-Schutz

Edelstahl erforderlich?

Besondere Anforderungen

Bilder verfügbar

Zeichnungen verfügbar

Nachrüstung einer vorhandenen Anlage