



Användarmanual Industry Mall – Siemens internetbutik

Innehåll

Söka upp produkter	2
Ladda in fil med artikelnummer eller mata manuellt i varukorgen.....	3
Dela varukorg.....	4
Avtalspris.....	5
Lagersaldo	6
Orderstatus	6
Visa tillbehör	7
Teknisk information om våra produkter.....	7
Ersätta utgångna produkter.....	8
Översättning av produkter från gamla Siemens generationer och även andra fabrikat (främst lågspänning).....	9
Reservdelar i Industry Mall	11
Support med IndustryMall.....	13

Söka upp produkter

www.siemens.se/internetbutiken

Om ni inte har inloggningsuppgifter så följ instruktionerna efter att ni har klickat på >Registrera nu

Logga in:

The screenshot shows the Siemens Industry Mall homepage. At the top right, there is a 'Registrera nu' link and a 'Logga in' button. A box labeled 'Klicka.' points to the 'Logga in' button. Below the navigation bar, there is a 'Produktkatalog' dropdown menu and a 'Minimera' button. The main content area features a 'Välkommen till Industry Mall' message with a sub-message: 'För närvarande saknas priser på vissa produkter och då visas "pris på förfrågan". Samt att vissa material har felaktiga prisgrupper. Vi jobbar med att lösa detta.'


Fyll i artikelnummer:

The screenshot shows the Siemens Industry Mall product page. The 'Snabborder' (quick order) section is highlighted. It contains the following fields: 'Artikelnummer' (6ES7321-1BH02-0AA0), 'Mängd' (1), and 'Orderstatus'. A box labeled 'Artikel nr.' points to the 'Artikelnummer' field. A box labeled 'Antal.' points to the 'Mängd' field. A box labeled 'Klicka.' points to the 'Lägg i varukorg' button. The 'Orderstatus' section shows 'Status' as 'Det finns ingen data att visa.' and a link '> Se orderstatus'. The right side of the page features a 'Välkommen till Industry Mall' message and a 'Obs!' section with information about discounts and contact details.

SIEMENS

Ladda in fil med artikelnummer eller mata manuellt i varukorgen


Här kan du klistra in flera material på en gång:



Eller bara lägga in ett i taget:



Eller läsa in en sparad fil:



	A	B	C	D
1	3RT1033-1AC20	2		
2	3351648	5		
3	3351654	8		
4				
5				
6				
7				
8				

Diagram showing a table layout for an Excel file. The table has columns A, B, C, and D, and rows 1 through 8. Red arrows point from a box labeled 'Siemens artikelnummer eller E-nummer' to cells A1, A2, and A3. Another red arrow points from a box labeled 'Antal' to cell B1. A third red arrow points from the 'Antal' box to cell B3.

Förslag på layout i din excelfil.

Dela varukorg.

Först lägger du in alla artiklar du vill ha i din varukorg. Sedan sparar du mallen.

Varukorg: (2014-04-07)

1 Artikellista 2 Leveransdata 3 Skicka beställning 4 Bekräftelse

Raderna artikel | Kontrollera tillgänglighet | Sök | Varukorgsoptioner | **Varukorgshantering** | Avtalsnumme

<input type="checkbox"/>	Nr. Δ	Artikelnummer	Mängd	Beskrivning	Varukorgshantering	is	Prise	Prisg
<input type="checkbox"/>	1	4504806 * > 6ES7194-4AC00-0 AA0	<input type="text" value="1"/> Styck	SIMATIC DP, CONNECTING MODULE FOR PROFIBUS INTERFACE MODULES ET 200PRO; DIRECT CONNECTION, INTEGRATED ADDRESS SETTING AND BUS TERMINATION FOR PROFIBUS DP	Varukorgshantering Spara varukorg som beställningsmall		674,00 SEK	1 250

Och väljer lämpligt namn. Spara och bekräfta:

Spara varukorg under

Varukorgsnamn →

Folder: ▼

Save Avbryt

467

5.600

Spara varukorg under

Varukorgen sparades!

Skicka →

Gå sedan vidare till varukorgshantering:

Varukorgsoptioner | **Varukorgshantering** | Avtal

Varukorgshantering →

Spara varukorg som beställningsmall

CONNECTING 674,00 SEK 1
PROFIBUS

Där ser du alla varukorgar som du har skapat och kan även se vilka som är skickade till dig:


Varukorgar

Raderna valda varukorgar | Flytta valda varukorgar

<input type="checkbox"/>	Varukorgsnamn	Skapad av
<input type="checkbox"/>	Wärtsilä skylter	Essebro, Caroline
<input type="checkbox"/>	Transportlina 3	Essebro, Caroline
<input type="checkbox"/>	Test 5	Essebro, Caroline
<input type="checkbox"/>	test 2	Essebro, Caroline
<input type="checkbox"/>	test 1	Essebro, Caroline
<input type="checkbox"/>	test	Essebro, Caroline
<input type="checkbox"/>	Maskin A	Essebro, Caroline


SIEMENS

I högerkanten väljer du om du vill se dina egna varukorgar eller de som du har fått av andra. I båda listorna kommer det också upp vilka som du har skickat varukorgen till och när:



Mottaget			
Radera valda varukorgar Flytta valda varukorgar			
<input type="checkbox"/> Varukorgsnamn	Skapad av	Skickad till	
<input type="checkbox"/> testvarukorg	Stam, Dennis	Carlswaerd, Ulrika (08.04.2014)	
<input type="checkbox"/> 2014-04-07	Carlswaerd, Ulrika		

Du kan sedan byta namn på varukorgen om du vill men är ni flera som jobbar i projektet kan det vara bra att ha samma namn.



Tryck på Aktivera för att få den till varukorgen. Tänk på att tömma varukorgen innan du aktiverar. Eller spara som en egen mall.

Vad är då fördelen med detta? Är det flera inköpare på företaget och man alltid beställer samma produkter så underlättar det arbetet om alla utgår från samma mall.

Avtalspris



SIEMENS Industry Mall - Varukorg

Industry Mall Sweden ▶ Engelska ▶ Kontakt ▶ Hjälpen ▶ Menyöversikt ▶ Produktsökning

Varukorg (1) Nedladdning produktdata Orderstatus

Varukorg: ()

1 Artikkellista 2 Leveransdata 3 Skicka beställning 4 Bekräftelse

Radera artikel | Kontrollera tillgänglighet | Sök | Varukorgsoptioner | Varukorgshantering | Avtalsnummer

Nr.	Artikelnummer	Mängd	Beskrivning	Tillgänglighet	Styckpris	Prisenhet
6	4500510 > 6ES7321-1BH02-0AA0	1 Styck	SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN	✓	1.590,00 SEK	1

Lagersaldo

SIEMENS Industry Mall - Varukorg

Industry Mall Sweden | Engelska

Produktsökning

Varukorg: (1)

1 Artikkellista 2 Leveransdata 3 Skicka beställning 4 Bekräftelse

Radera artikel | **Kontrollera tillgänglighet** | Sök | Varukorgsoptioner | Varukorgshantering | Avtalsnummer

Nr.	Artikelnummer	Mängd	Beskrivning	Tillgänglighet	Styckpris	Prisenhet
6	4500510 > 6ES7321-1BH02-0AA0	1 Styck	SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN	✓	1.590,00 SEK	1

Orderstatus

Om du klickar på PDF ikonen så kommer du till följersedeln för ditt paket och klivkar du på Godssökning så kan du via speditören se var ditt gods befinner sig:

SIEMENS Industry Mall - Förfrågan

Industry Mall Sweden | Engelska | Kontakt | Hjälp

Menyöversikt | Produktsökning

> Hem > Orderöversikt

Produktkatalog | Varukorg (1) | Nedladdning produktdata | **Orderstatus**

Sök order

Ert beställningsnr. # Status: Alla

Utökad sökning

Sök order | Sök position | Återställ alla filter

> Ert beställningsnr. # 34774018-604

> Åter till sökresultatet

Orderhuvud		Leveransdata	
Kundnummer #	8156879	Siemens OrgID	A1203755
Beställningsdatum	07.04.2015	Skicka till adress	OVAKO SWEDEN AB INDUSTRIOMRÅDE OVAKO STN19/TORBJÖRN SJÖSTRÖM 813 82 HOFORS Sverige
Kontaktperson	PER WALLIN	Huvudtext	-
Leverantör kontaktperson	✉ Stec Susanne		
Leverantörs referensnummer	855525814		
Avtalsnummer	58016058		
Ert beställningsnr. #	34774018-604		
Order status	✓ Klar		
Summa:	2.553,60 SEK		

Export till Excel

Rad #	Produkt	Status	Antal	Datum	Följesedelnsnr. / Godssökning	Pris
1000	3RK1301-0AB13-1AA4 STARTER ET200S F-RS1E-X HF, 0,3-3,0A	✓ Klar	Bestäld	1 08.04.2015	PDF SIPG10118366846	Pris exkl. rabatt
			Bekräftat	1 08.04.2015	Godssökning	Nettopris 2.553,60 SEK
			Överlämnat till speditör	1 07.04.2015		Ext. Netto 2.553,60 SEK

SIEMENS Industry Mall - Varukorg

Industry Mall Sweden | Engelska | Kontakt | Hjälp | Menyöversikt | Produktsökning

Produktkatalog | Varukorg(1) | Nedladdning produktdata | Orderstatus

Varukorg: ()

1 Artikellista | 2 Leveransdata | 3 Skicka beställning | 4 Bekräftelse

Radera artikel | Kontrollera tillgänglighet | Sök | Varukorgsoptioner | Varukorgshantering | Avtalsnummer


M.	Artikelnummer	Mängd	Beskrivning	Tillgänglighet	Styckpris	Prisenhet
6	4500510 > 6ES7321-1BH02-0AA0	1 Styck	SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN		1.590,00 SEK	1

Teknisk information om våra produkter

Klicka på artikelnumret:

Artikelnummer (13) | Produktkategorier (0) | Dokument (7)

Kontrollera tillgänglighet | Ytterligare åtgärder | Avtalsnummer 58015801 | Ahls

Produkt No. / Produktbeskrivning	Listpris / Ert pris
 <p>> 6ES7315-2AH14-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 256 KBYTE WORKING MEMORY 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE MICRO MEMORY CARD NECESSARY</p>	<p>15.200,00 SEK 15.200,00 SEK</p> <p>1 Styck</p>

Debug Information | Prisdetaljer | Information om tillgänglighet

Då öppnas en sida med teknisk info och länkar till supportsidor, man kan även ladda ned datablad, i högerkanten ser man också vilka produkter som ofta köps samtidigt med vald produkt:

6ES7315-2AH14-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 256 KBYTE WORKING MEMORY 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE MICRO MEMORY CARD NECESSARY

Pris exkl. rabatt 15.200,00 SEK
Kundpris 15.200,00 SEK

Tillgänglighet Denna artikel finns för närvarande ej på lager. Det önskade antalet av denna artikel kommer troligen att finnas tillgängligt för leverans 22.04.2015. För ytterligare information tillgänglighet på denna artikel - vänligen lägg till den i varukorgen och gör en tillgänglighetskontroll.

Datablad som PDF Ladda ner

Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner

Beställ produkten
Mängd 1 Styck
Lägg i varukorg

Allt om CPU 315-2 DP

- Produkter och lösningar
- Produktkatalog och online-ordersystem
- Teknisk info
- Service och support
- Kontakt & Partners
- Service Offers

Frequently bought together:

- 6ES7321-1BL00-0AA0
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN
Pris exkl. rabatt 3.190,00 SEK
Kundpris 3.190,00 SEK
- 6ES7392-1AM00-0AA0
SIMATIC S7-300, FRONT CONNECTOR WITH SCREW

Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6ES7315-2AH14-0AB0
Produktbeskrivning SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 256 KBYTE WORKING MEMORY 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE MICRO MEMORY CARD NECESSARY
Produkt familj > CPU 315-2 DP
Product Lifecycle (PLM) PM300: Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 230 / 230

Översättning av produkter från gamla Siemens generationer och även andra fabrikat (främst lågspänning)

Industry Mall Sweden ▶ Engelska ▶ Kontakt ▶ Hjälp

Konfiguratorer

Översikt - alla tillgängliga konfigurationer

Here you find all current available configurators of the Industry Mall together with their descriptions. You can start each configurator either with prefilled values if available or directly in any case.

Öppna alla produktkategorier

- Drive Technology
- Automation Technology
- Building Technologies and Electrical Distribution
- Low-Voltage Controls and Distribution

Industrial Controls

- Switching Devices SIRIUS**
 - > Solid-state Switching Devices 3RF
 - > Soft Starters 3RW
- Safety Systems SIRIUS**
 - > Safety Relays 3RK3 MSS (software parametrized)
 - > Safety Relays 3SK1 (hardware parametrized)
- Load Feeders and Motor Starters SIRIUS**
 - > Load Feeders from 18.5 kW (selection tool)
 - > Motor Starters 3RM1 up to 3 kW
 - > Compact Starters 3RA6 and Infeed System for 3RA6
 - > Load Feeders up to 18.5 kW (system configurator)
- Commanding and Signaling Devices SIRIUS**
 - > Pushbutton Units and Indicator Lights 3SB3, 3SF5
 - > SIRIUS ACT Pushbutton Units and Indicator Lights
- Position and Safety Switches SIRIUS**
 - > Position Switches 3SE5/3SF1
 - > Configurator for Safety Relays 3SK1 and Motor Starters 3RM1

Conversion

- > Conversion tool ←

Product search

Search criteria

Manufacturer: Product no. / MLFB: EAN / UPC:

Manufacturer	Product no. / MLFB	Description	Designation	EAN / UPC
Siemens				
3RT20271BM40				
3SK11211AB40				
ABB				
ABL-Sursum				
ACME				
ACOPIAN				
AEG				
Allan Bradley				
ALLEN-BRADLEY				

1-9/194

SIEMENS

Product search

Search criteria

Manufacturer: Siemens
 Product no. / MLFB: 3rt1025-1ap00
 EAN / UPC:
 Containing description text:

1 Product(s) were found.

Reset Search

1 Product(s) were found.

Reset Search

Sel.	Manufacturer	Product no. / MLFB	Description	Designation	EA
<input checked="" type="checkbox"/>	Siemens	3RT1025-1AP00	CONTACTOR, AC-3 7.5 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S0, SCREW CONNECTION		401

Select all Deselect all

Convert

Conversion

Here You see conversion which were found for selected Products.

Conversion status: released Filter

Only show shippable products

Show L1 prices

1 Conversion(s) were found.


Manufacturer	Product no. / MLFB	Qty.	Substitution alternatives	Qty.	Description	Designatio	EAN / UPC	Comment	Status
Siemens	<input type="checkbox"/> 3RT1025-1AP00	1	<input type="button" value="Edit"/>		CONTACTC		4011209291072		
			3RT2025-1AP00	1	CONTACTC		4011209832268	old: without a	●

Reservdelar i Industry Mall


När ni kommer in på startsidan på Industry Mall hittar ni reservdelar enligt bilden nedan:



Lägg in artikelnumret på den del ni vill få information om till exempel reservdelspris, utbytespris och alternativa leveranstider och klicka på sök:



Den här vyn kommer fram med informationen om artikeln samt knapparna för att lägga till den i sin varukorg. Priserna som visas ska vara era priser. I det här fallet visas inte utbytesalternativet eftersom det inte är möjligt för den här produkten:



För den här produkten ser ni även utbytespriset. Ni hittar även en länk till Spares On Web som är ett verktyg att leta fram reservdelslistor till bland annat motorer och omriktare. För att på en specifik lista för en produkt krävs att man lägger in serienumret på just den produkten man vill få delen till. Utan serienummer får man en generell lista:

SIEMENS
Service & Reservdelar
Mats Jogvall (Siemens AB) [Logga ut](#)

Industry Mall Reservdelar
Språk
Hjälp
Kontakt

[Hem](#) > [Beställning](#)
[Varukorg](#)

Hitta alla alternativ som finns för din produkt snabbt och smidigt genom att helt enkelt skriva in hela produktnumret

1 Artikel hittades "6SL3130-7TE28-0AA3"

Översikt av alternativ för 6SL3130-7TE28-0AA3

SINAMICS S120 ACTIVE LINE MODULE INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: DC 600V, 133A, 80KW FRAME SIZE: BOOKSIZE INTERNAL AIR COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE

Beställa reservdel*	Leveranstid	Listpris	Rabatt	Pris	
Produkten beställs som en reservdel	7 dagar	53.600,00 SEK		53.600,00 SEK	
Produkten beställs som reservdel men med expresseleverans på grund av anläggningsstillstånd (fraktkostnad samt en extra avgift per pos om 600 SEK alt. 60 EUR tillkommer).	1 dag	53.600,00 SEK		53.600,00 SEK plus 600,00 SEK	

* Beställa reservdel: För standardorder sker leverans inom 3-5 dagar. Beställningar med ett produktionsstopp kommer att levereras på kortast möjliga leveranstid. Expressleveransavgifter tillkommer.

Utbyte / reparation*	Leveranstid	Listpris	Rabatt	Pris	
Beställa reparation	41 dagar	24.100,00 SEK		24.100,00 SEK	
Utbyte	7 dagar	24.100,00 SEK		24.100,00 SEK	
Produkten beställs som utbyte men med expresseleverans på grund av anläggningsstillstånd (fraktkostnad samt en extra avgift per pos om 600 SEK tillkommer).	1 dag	24.100,00 SEK		24.100,00 SEK plus 600,00 SEK	

* Utbyte till ett förmånligt pris kan göras om produkten som beställs har samma artikelnummer som den trasiga och fortfarande är i ett reparbart tillstånd. Samma snabba ledtider som för en reservdel gäller för utbyten. Har du frågor kring detta eller hanteringen kring reparationer, kontakta oss på 0200 28 28 00 eller 08 728 15 00.

Garanti inom Siemens garantitid*	Leveranstid	Rabatt	Pris	
Reparera artikeln inom garantitiden	41 dagar		Kostnadsfri tjänst	
Utbyte inom garantitiden	7 dagar		Kostnadsfri tjänst	
Utbyta ev artikel inom garantitiden med prio anläggningsstillstånd (extra kostnader tillkommer per pos).	1 dag		Kostnadsfri tjänst plus 600,00 SEK	

* Garanti inom Siemens garantiperiod: För gratis utbyte av defekta produkter måste orsaken vara ett garantifel och att ingrepp ej utförts på materialet. Villkoren för ansvar för fel bestäms av leveransavtalet med Siemens.

Sök reservdel

Ta fram mer information om möjliga reservdelar till produkten. Du behöver serienumret vid specialtillverkade produkter.

[Starta utredning för reservdelar](#)

Den gröna markeringen visar att produkten finns på reservdelslager.

Via den här länken kommer man till SparesOnWeb som är en plats där man kan hitta reservdelslistor för motorer, omriktare och liknande. Det behövs dock serienummer för att få en reservdelslista för en specifik produkt.

Finns möjlighet för utbyte och reparation finns information om pris och leveranstid angiven här.

Här kan en garantiersättare beställas.

Support med Industry Mall

Har du några frågor om att använda internetbutiken så tveka då inte att kontakta oss.

Skicka e-mail med din fråga till: industry.ebp.se@siemens.com