

SIEMENS



Design & Quality
Siemens Germany



Light Up Your Style

DELTA valere

Classic luxury designed switches & sockets

NEW INSPIRATION

Delta valere ถูกออกแบบมาให้มีความหรูหรา ที่พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานทั้งคุณภาพ วัสดุ เทคโนโลยี และดีไซน์ที่ล้ำสมัย

เป็นผลงานที่สร้างสรรค์สร้างโดยทีมวิศวกรจากเยอรมัน บนวัสดุชั้นเยี่ยม มาตรฐานคุณภาพ Siemens วัสดุที่เลือกใช้ภายในเป็นซิลเวอร์ อัลลอย ซึ่งสามารถการันตีถึงประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งาน

ส่วนประกอบถูกออกแบบขึ้นเพื่อปกป้องระบบการทำงานภายในสะดวกต่อการติดตั้ง รื้อถอน และวัสดุพลาสติกสีฟ้าใส ที่ตั้งใจให้เห็นถึงการทำงานจริงๆ

FRAME AND COVERS

- ทำมาจากวัสดุที่ทนทานผสม โพลีคาร์บอเนต วัสดุที่ไม่ลามไฟ พร้อมสารป้องกันแสงยูวี พร้อมทั้งวัสดุใหม่ที่ทำจาก กระจุกละอูลูมิเนียม มีความคงทนด้วยวัสดุที่ดีกว่า พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีการเคลือบแลคเกอร์ (Lacquer Costing) เพื่อการปกป้องที่ดีกว่า
- ช่องใส่สกรูที่ซ่อนด้านหลัง เพื่อความสวยงาม
- ทำความสะอาดง่าย ดีไซน์ที่โดดเด่น



หน้าสัมผัสของตัวรับไฟฟ้าของ Siemens รุ่น Delta valere ได้ถูกออกแบบให้มียางหุ้มพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Siemens เพื่อเสริมความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งานของหน้าสัมผัส

นอกจากนี้แล้ว Delta valere ยังมีตัวรับพร้อมม่านนิรภัย (Safety Shutter) ที่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป

จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ตัวรับไฟฟ้า Siemens รุ่น Delta valere มีดีไซน์ที่สวยงาม ทำจากวัสดุชั้นเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่ายและปลอดภัยพร้อมทั้งมีการรับประกันคุณภาพนานถึง 12 ปี

คุณสมบัติเด่น


- ดีไซน์ล้ำสมัย
- วัสดุทำมาจาก โพลีคาร์บอเนต กระจุกละอูลูมิเนียม
- ช่วยต่อการติดตั้ง
- ซิลเวอร์ อัลลอย เป็นตัวยืนยันถึงคุณภาพสินค้า การใช้งานที่นานกว่า และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกค้า

BRACKETS

- สกรูทำจาก เหล็กไบโครเมต (Bichromate steel) ที่ต้านทานต่อการทำปฏิกิริยากับอากาศ (Oxidation)
- วัสดุทำจาก เทอร์โมพลาสติก ทนความร้อนและไม่ลามไฟ
- ฟาสามารถปรับระดับได้ถึง 4 ตำแหน่ง เหมาะสำหรับทั้งฟาวนิงที่พื้นผิวไม่เรียบ ติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมั่นคง
- ฟาด้านหน้าสามารถถอดออกได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการซ่อมหรือบำรุงรักษา
- ตัวนำไฟฟ้าทำจาก Copper Alloy ที่ได้ตามมาตรฐานไฟฟ้า
- การเชื่อมต่อภายใน ทำให้การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังหลอด LED เป็นไปได้อย่างราบรื่น
- พื้นผิวที่มีคุณสมบัติไม่จับฝุ่น ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
- ปุ่มกดทำจาก พลาสติกที่ไม่ลามไฟ ทนความร้อนสูง และถูกออกแบบให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน

FUNCTIONAL COMPONENTS

- วัสดุภายในทำมาจาก ซิลเวอร์อัลลอย ทั้งหมด เพื่ออายุการทำงานที่ยาวนานและปลอดภัยกว่า
- มีช่องสอดสายไฟ 2 ช่อง เพื่อสะดวกในการต่อสาย สามารถใช้กับสายไฟที่มีความหนาของสาย 2.5 มม. หรือ 4 มม.
- ช่องต่อสายไฟที่แยกออกมา เพื่อความแน่นอนหนาในการต่อสายไฟ
- สกรูที่ออกแบบมาแน่นหนา
- ห่วงรัดสายที่ออกแบบมาให้ช่วยต่อการใช้งาน และติดตั้งได้รวดเร็ว
- กรอบสีฟ้าใสด้านหลังทำจากวัสดุ โพลีคาร์บอเนต ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนและแรงเสียดทานได้สูง



DELTA valere

Valere : Classic Artistic




White

5TG0 511-2NC01
5TG0 511-3NC01



Silver

5TG0 511-2NC02
5TG0 511-3NC02



Black


5TG0 511-2NC04
5TG0 511-3NC04

Valere : Glamorous Luster




White Lead

5TG0 511-2NC30
5TG0 511-3NC30



Lou Black

5TG0 511-2NC31
5TG0 511-3NC31




Dark Ruby

5TG0 511-2NC32
5TG0 511-3NC32




Crystal Green

5TG0 511-2NC33
5TG0 511-3NC33



Memory Gold

5TG0 511-2NC34
5TG0 511-3NC34



Flash Silver

5TG0 511-2NC35
5TG0 511-3NC35

Valere : Metal Blare



Matt Aluminum





5TG0 511-2NC40
5TG0 511-3NC40



Drawing Aluminum

5TG0 511-2NC41
5TG0 511-3NC41

Schematic diagram	Description	Colors	MLFB	Spec
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์	สีขาว , 2 ฝั่ง	5TA0 511-2NC01	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์	สีเงิน , 2 ฝั่ง	5TA0 511-2NC02	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์	สีดำ , 2 ฝั่ง	5TA0 511-2NC04	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์	สีขาว , 2 ฝั่ง	5TA0 513-2NC01	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์	สีเงิน , 2 ฝั่ง	5TA0 513-2NC02	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์	สีดำ , 2 ฝั่ง	5TA0 513-2NC04	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์	สีขาว , 2 ฝั่ง	5TA0 521-2NC01	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์	สีเงิน , 2 ฝั่ง	5TA0 521-2NC02	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์	สีดำ , 2 ฝั่ง	5TA0 521-2NC04	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์	สีขาว , 2 ฝั่ง	5TA0 523-2NC01	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์	สีเงิน , 2 ฝั่ง	5TA0 523-2NC02	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์	สีดำ , 2 ฝั่ง	5TA0 523-2NC04	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์	สีขาว , 3 ฝั่ง	5TA0 511-3NC01	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์	สีเงิน , 3 ฝั่ง	5TA0 511-3NC02	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์	สีดำ , 3 ฝั่ง	5TA0 511-3NC04	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์	สีขาว , 3 ฝั่ง	5TA0 513-3NC01	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์	สีเงิน , 3 ฝั่ง	5TA0 513-3NC02	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์	สีดำ , 3 ฝั่ง	5TA0 513-3NC04	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์	สีขาว , 3 ฝั่ง	5TA0 521-3NC01	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์	สีเงิน , 3 ฝั่ง	5TA0 521-3NC02	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์	สีดำ , 3 ฝั่ง	5TA0 521-3NC04	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์	สีขาว , 3 ฝั่ง	5TA0 523-3NC01	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์	สีเงิน , 3 ฝั่ง	5TA0 523-3NC02	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์	สีดำ , 3 ฝั่ง	5TA0 523-3NC04	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์	สีขาว , 3 ฝั่ง	5TA0 531-3NC01	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์	สีเงิน , 3 ฝั่ง	5TA0 531-3NC02	16A/250V
	สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์	สีดำ , 3 ฝั่ง	5TA0 531-3NC04	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์	สีขาว , 3 ฝั่ง	5TA0 533-3NC01	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์	สีเงิน , 3 ฝั่ง	5TA0 533-3NC02	16A/250V
	สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์	สีดำ , 3 ฝั่ง	5TA0 533-3NC04	16A/250V

Schematic diagram	Description	Colors	MLFB	Spec
	ตัวรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์	สีขาว , 2 ช่อง	5TG0 530-2NC01	10A/250V
	ตัวรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์	สีเงิน , 2 ช่อง	5TG0 530-2NC02	10A/250V
	ตัวรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์	สีดำ , 2 ช่อง	5TG0 530-2NC04	10A/250V
	ตัวรับโทรศัพท์	สีขาว , 2 ช่อง	5TG0 533-2NC01	10A/250V
	ตัวรับโทรศัพท์	สีเงิน , 2 ช่อง	5TG0 533-2NC02	10A/250V
	ตัวรับโทรศัพท์	สีดำ , 2 ช่อง	5TG0 533-2NC04	10A/250V
	ตัวรับโทรศัพท์	สีขาว , 2 ช่อง	5TG0 531-2NC01	10A/250V
	ตัวรับโทรศัพท์	สีเงิน , 2 ช่อง	5TG0 531-2NC02	10A/250V
	ตัวรับโทรศัพท์	สีดำ , 2 ช่อง	5TG0 531-2NC04	10A/250V
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ Cat 5	สีขาว , 2 ช่อง	5TG0 532-2NC01	10A/250V
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ Cat 5	สีเงิน , 2 ช่อง	5TG0 532-2NC02	10A/250V
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ Cat 5	สีดำ , 2 ช่อง	5TG0 532-2NC04	10A/250V
	ตะแกรงสำหรับฝาครอบ	สีขาว , 2 ช่อง	JCN 311148601	
	ตะแกรงสำหรับฝาครอบ	สีขาว , 3 ช่อง	JCN 311148602	
	ตัวรับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย	สีขาว , 2 ช่อง	5UB9 577-4PB01	16A/250V
	ตัวรับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย	สีเงินเมทาลิก , 2 ช่อง	5UB9 577-4PB02	16A/250V
	ตัวรับเดี่ยว เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย	สีดำเมทาลิก , 2 ช่อง	5UB9 577-4PB04	16A/250V
	ตัวรับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย	สีขาว , 2 ช่อง	5UB9 580-6PB01	16A/250V
	ตัวรับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย	สีเงินเมทาลิก , 2 ช่อง	5UB9 580-6PB02	16A/250V
	ตัวรับคู่ เสียบขากลมแบบ มีกรวดและแผ่นนิรภัย	สีดำเมทาลิก , 2 ช่อง	5UB9 580-6PB04	16A/250V



Metal Blare

ประกายแห่งเงินที่มากกว่าความหรูหรา
บ่งบอกถึงความน่าสมัย และสง่างาม



Glamorous Luster

ความประณีตและความหรูหราที่หลอมรวมเป็นความใสบริสุทธิ์
คริสตัลที่งาม แฝงด้วยพลังงานจากธรรมชาติ
เปรียบประดุจความสง่างามของชีวิต



Classic Artistic

ความอบอุ่นจากจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์
ก่อเกิดเป็นความเรียบง่าย ที่สง่างาม

ความงดงามที่หลอมรวมจากธรรมชาติ สู่สเนียมแห่งความหรูหรา



Siemens Ltd.
Charn Issara Tower II
2922/333 New Petchburi Road
Bangkapi, Huaykwang,
Bangkok 10310 Thailand

ติดต่อ ตัวแทนจำหน่ายสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าซีเมนส์ อย่างเป็นทางการ
บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด
309 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส
เขต ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-6282200 โทรสาร 02-6282622, 02-6282623
www.sangchaiairquality.com/siemens