

Sinteso. Инструмент планирования

FDnet-устройства

SIEMENS

Sinteso – панели управления

Панели управления Sinteso FC2020, FC2030, FC2040, FC2060, FC2080 (более подробная информация представлена в каталогах оборудования Sinteso и инструменте планирования)

FCnet

Пожарный пульт управления FT2010-A1

Используется для отображения и управления тревожными сообщениями.

№ для заказа: ASQ000014104

Дополнительно:

Пожарный пульт управления FT2010-C1

с ключом KABA

№ для заказа: S54400-F3-A1

Пожарный пульт управления FT2011-A1

Используется для отображения тревожных сообщений

№ для заказа: ASQ00017706

Драйвер мнемодисплея FT2001-A1

Драйвер мнемодисплея управляет 48 светодиодами, с помощью которых отображаются разные события системы. Светодиоды можно установить, например, непосредственно на панели управления объекта.

№ для заказа: ASQ00014417

Изолятор линии FDL221

Изолятор линии (электронный переключатель) используется, когда параллельно отходит несколько ответвлений в сети FDnet, для обеспечения работоспособности нескольких ответвлений в случае короткого замыкания одной из них. Повторное использование установленных кабелей является типичной особенностью.

№ для заказа: ASQ00004011

Оборудование оповещения

Освещение (монтаж на стену) FDB226-R

№ для заказа: S54364-B1-A1

Освещение (монтаж на стену) FDB226-W

№ для заказа: S54364-B2-A1

Индикатор тревоги FDCAI221

№ для заказа: S54370-F10-A1

FDnet

FDnet – это современный протокол обмена данными по шине. Система обеспечивает быстрый бесперебойный обмен данными между элементами шины Sinteso и противоположной панелью управления.

Характеристики:

– S-LINE и C-LINE элементы могут использоваться на FDnet

– Использование кабеля любого типа

– До 40 ответвлений

– До 252 элементов шины в одном шлейфе

– Не требуется экранирование

– 2-проводной шлейф

– Питание всех элементов шины по сети FDnet (кроме трансформатора FDCIO223, модуля FDCIO223, аспирационных извещателей ASD и станции управления пожаротушением XC10).

Описание обозначений пожарных извещателей

FCnet Сеть устройств управления

FDnet Сеть периферийных устройств

FDnet Сеть периферийных устройств

FDnet Сеть периферийных устройств

FDnet Сеть периферийных устройств

Извещатели Sinteso серии C-LINE

Извещатели Sinteso серии C-LINE используются при среднем уровне риска и повторяются. Они гарантируют оптимальное обнаружение пожара, при этом не допускают ложных сигналов, благодаря применению выбираемых наборов параметров.

Освещение извещателя FDB221

№ для заказа: ASQ00001664

Плоское освещение извещателя FDB222

№ для заказа: S54319-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT221

№ для заказа: ASQ00001566

Дымовой извещатель FDO221

№ для заказа: ASQ00001565

Тепловой извещатель FDT221

№ для заказа: ASQ00001567

Плоская задняя панель FMA2013-A1

Уменьшение глубины корпуса до 46 мм с FT2010 / 2011 при скрытой установке.

№ для заказа: A6E050060

Плоский кабель с 24 LED

№ для заказа: S291410001

Извещатели Sinteso серии S-LINE

Благодаря сочетанию инновационной технологии извещателей и уникальной технологии ASAtchnology пожарные извещатели Sinteso серии S-LINE для сложных систем обеспечивают непревзойденное обнаружение и одинаковую чувствительность ко всем типам пожара без ложных срабатываний.

Существенная инновация пожарных извещателей Sinteso серии S-LINE заключается в том, что они интерпретируют ситуацию в режиме реального времени и автоматически включают систему внешних ASA-параметров. Извещатели реагируют с повышенной чувствительностью на пожар и более устойчивы к ложным срабатываниям.

Освещение извещателя FDB221

№ для заказа: ASQ00001664

Плоское освещение извещателя FDB222

№ для заказа: S54319-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241-A

Для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: ASQ00004811

Дымовой извещатель FDO241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Мультисенсорный извещатель FDOOT241

Оптический извещатель для раннего предупреждения в случае возгорания твердых и жидких материалов и тлеющего возгорания, предназначен для использования в сети FDnet и коллективных шлейфах.

№ для заказа: S54311-F1-A1

Освещение извещателя FDB291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение линейного дымового извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003941

Фильтр для коротких дистанций 7-10 м

Данный фильтр необходим для малых расстояний между 7 и 10 м.

№ для заказа: BPZ-4933030001

Фильтр для коротких дистанций 5-8 м

Данный фильтр необходим для малых расстояний между 5 и 8 м.

№ для заказа: BPZ-4933160001

Светофильтр DLF1191-AC

Применяется в местах, где существует риск конденсации в детекторе FDL241-9 или откате DLR1191.

Рабочее напряжение: 20...30 В пост. тока

Рабочий ток: 30...50 мА

№ для заказа: BPZ-4787970001

Освещение извещателя FDL1191A

Применяется в местах, где существует риск конденсации в детекторе FDL241-9 или откате DLR1191.

Рабочее напряжение: 20...30 В пост. тока

Рабочий ток: 30...50 мА

№ для заказа: BPZ-4787970001

Освещение извещателя FDL1191A

Применяется в местах, где существует риск конденсации в детекторе FDL241-9 или откате DLR1191.

Рабочее напряжение: 20...30 В пост. тока

Рабочий ток: 30...50 мА

№ для заказа: BPZ-4787970001

Освещение извещателя FDL1191A

Применяется в местах, где существует риск конденсации в детекторе FDL241-9 или откате DLR1191.

Рабочее напряжение: 20...30 В пост. тока

Рабочий ток: 30...50 мА

№ для заказа: BPZ-4787970001

Освещение извещателя FDL1191A

Применяется в местах, где существует риск конденсации в детекторе FDL241-9 или откате DLR1191.

Рабочее напряжение: 20...30 В пост. тока

Рабочий ток: 30...50 мА

№ для заказа: BPZ-4787970001

Освещение извещателя FDL1191A

Применяется в местах, где существует риск конденсации в детекторе FDL241-9 или откате DLR1191.

Рабочее напряжение: 20...30 В пост. тока

Рабочий ток: 30...50 мА

№ для заказа: BPZ-4787970001

Освещение извещателя FDL1191A

Применяется в местах, где существует риск конденсации в детекторе FDL241-9 или откате DLR1191.

Рабочее напряжение: 20...30 В пост. тока

Рабочий ток: 30...50 мА

№ для заказа: BPZ-4787970001

Освещение извещателя FDL1191A

Применяется в местах, где существует риск конденсации в детекторе FDL241-9 или откате DLR1191.

Рабочее напряжение: 20...30 В пост. тока

Рабочий ток: 30...50 мА

№ для заказа: BPZ-4787970001

Освещение извещателя FDL241-9

Линейный извещатель используется для контроля складов, заводских коридоров или помещений со сложной поточной структурой. Максимальная дистанция до отражателя: 100 м.

№ для заказа: ASQ00002298

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003941

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Освещение извещателя FDL291

№ для заказа: ASQ00003310

Безадресное решение

Электронный блок (прямого действия) DMAT104D

Категория защиты: IP54

№ для заказа: ASQ00005925

Ручной извещатель DM1103 (Ex)

№ для заказа: BPZ-5222870001

Аспирационный дымовой корпус ICAM IAS

Устройство представляет собой систему аспирационного дымового извещателя.

Дымовой извещатель Sinteso устанавливается в корпус прибора. Прибор контролирует и управляет воздушным потоком. ИАS-1 имеет один канал обнаружения. ИАS-2 – два канала обнаружения для контроля двух различных зон.

№ для заказа: S54330-F15-A1

Аспирационный дымовой корпус ICAM IAS

Устройство представляет собой систему аспирационного дымового извещателя.

Дымовой извещатель Sinteso устанавливается в корпус прибора. Прибор контролирует и управляет воздушным потоком. ИАS-1 имеет один канал обнаружения. ИАS-2 – два канала обнаружения для контроля двух различных зон.

№ для заказа: S54330-F15-A1

Аспирационный дымовой корпус ICAM IAS

Устройство представляет собой систему аспирационного дымового извещателя.

Дымовой извещатель Sinteso устанавливается в корпус прибора. Прибор контролирует и управляет воздушным потоком. ИАS-1 имеет один канал обнаружения. ИАS-2 – два канала обнаружения для контроля двух различных зон.

№ для заказа: S54330-F15-A1

Аспирационный дымовой корпус ICAM IAS

Устройство представляет собой систему аспирационного дымового извещателя.

Дымовой извещатель Sinteso устанавливается в корпус прибора. Прибор контролирует и управляет воздушным потоком. ИАS-1 имеет один канал обнаружения. ИАS-2 – два канала обнаружения для контроля двух различных зон.

№ для заказа: S54330-F15-A1

Аспирационный дымовой корпус ICAM IAS

Устройство представляет собой систему аспирационного дымового извещателя.

Дымовой извещатель Sinteso устанавливается в корпус прибора. Прибор контролирует и управляет воздушным потоком. ИАS-1 имеет один канал обнаружения. ИАS-2 – два канала обнаружения для контроля двух различных зон.

№ для заказа: S54330-F15-A1

Аспирационный дымовой корпус ICAM IAS

Устройство представляет собой систему аспирационного дымового извещателя.

Дымовой извещатель Sinteso устанавливается в корпус прибора. Прибор контролирует и управляет воздушным потоком. ИАS-1 имеет один канал обнаружения. ИАS-2 – два канала обнаружения для контроля двух различных зон.

№ для заказа: S54330-F15-A1

Аспирационный дымовой корпус ICAM IAS

Устройство представляет собой систему аспирационного дымового извещателя.

Дымовой извещатель Sinteso устанавливается в корпус прибора. Прибор контролирует и управляет воздушным потоком. ИАS-1 имеет один канал обнаружения. ИАS-2 – два канала обнаружения для контроля двух различных зон.

№ для заказа: S54330-F15-A1

Аспирационный дымовой корпус ICAM IAS

Устройство представляет собой систему аспирационного д