

# Schaltschrankbau leicht gemacht

Zu jeder Zeit das passende Tool und  
die richtigen Daten

# Zu jeder Zeit das passende Tool und die richtigen Daten

**SIEMENS**  
*Ingenuity for life*




Wählen Sie einen Bereich ►



Produkte  
suchen und  
finden



Dokumente



CAX-Daten und  
Dokumente  
herunterladen



Apps für Android  
und iOS



Daten für  
CAE- / CAD-  
Systeme



Support und  
Technical  
Assistance



Individuelle  
Handbücher  
erstellen



Engineering-  
Software von  
Siemens



# Produkte suchen und finden

Wählen Sie ein Thema ▶

- ▶ **Siemens Industry Mall**  
Der direkte Weg zu Industry-Produkten
- ▶ **Produkte konfigurieren**  
Mit wenigen Klicks das passende System auswählen
- ▶ **Produkte auf Siemens umstellen**  
Mit dem Umschlüsseltool Geräte auf Siemens umstellen
- ▶ **Ausschreibungstexte**  
Passende Ausschreibungstexte für Siemens-Produkte finden

# Siemens Industry Mall

# Siemens Industry Mall

## Der direkte Weg zu Industry-Produkten

**SIEMENS**  
Ingenuity for life

### ▶ Produkte suchen und finden


#### Ihre Ausgangssituation:

Sie möchten Artikel bestellen, die Verfügbarkeit von Artikeln prüfen oder einen bestehenden Auftrag verfolgen.

#### Unser Angebot: Siemens Industry Mall

- Informationen zu über 135.000 Produkten und Systemen
- Produktdaten, Abbildungen, Zertifikate und Maßzeichnungen
- Abfrage Ihrer individuellen Kundenpreise
- Verfügbarkeitsprüfung und Onlinebestellmöglichkeit
- Auftragsverfolgung / Bestellübersicht

<http://www.siemens.com/industrymall>



# Siemens Industry Mall

## Navigation über den Produktbaum

### ▶ Produkte suchen und finden

The screenshot displays the Siemens Industry Mall website. At the top left is the Siemens logo. The main header area features the text 'Industry Mall' and 'Katalog- und Bestellsystem für Automatisierungs- und Antriebstechnik'. Below this is a navigation bar with links for 'Home', 'English', 'Kontakt', 'Hilfe', 'Site Explorer', and 'Produktsuche'. A 'Katalog' button is also visible. The main content area is divided into three columns. The left column contains a 'Produktkatalog' dropdown menu with a 'Minimieren' button and a list of categories: Antriebstechnik, Automatisierungstechnik, Gebäudetechnik, Niederspannungs-Schalttechnik, Sicherheitstechnik - Safety Integrated, Branchenlösungen, Dienstleistungen, and '... und was Sie sonst noch brauchen'. Below this list is a link for 'Konfiguratorenübersicht'. The middle column is titled 'Industry Mall' and features a sub-header 'Online informieren, auswählen und bestellen' with an image of a man. Below this is a welcome message: 'Willkommen im Katalog- und Bestellsystem für die Automatisierungs- und Antriebstechnik von Siemens. Rund um die Uhr finden Sie hier alles Wissenswerte zu unserem Produktspektrum – und noch vieles mehr. Von intelligenten Tools für die einfache Produkt- und Systemkonfiguration bis hin zu Software-Downloads und Dokumentationen.' This is followed by a paragraph about personalized access: 'Um die volle Funktionalität unserer Industry Mall nutzen zu können, bieten wir Ihnen einen personalisierten Zugang. Einmal registriert, eröffnet Ihnen unser System vielfältige Möglichkeiten für die effiziente Gestaltung Ihrer Geschäftsprozesse:' and a 'Mehr...' link. The right column is titled 'Der Wegweiser ...' and includes a sub-header 'Der Wegweiser durch die Industry Mall erklärt Ihnen die wichtigsten Funktionen der Industry Mall. Über kommentierte Bildschirmkopien können Sie sich mit der Anwendung vertraut machen. > mehr...'. Below this is a section for 'International Automation News' with three news items: '13.11.2012 | Siemens stellt vielseitiges Wägemodul für die Simatic-Steuerung S7-1200 vor', '08.10.2012 | „Flow Control Innovation Award“ für den Ultraschall-Durchflussmesser SITRANS FUT1010', and '06.06.2012 | Ultraschall- Füllstandmessung mit Rekord-Messgenauigkeit'. A fourth news item is partially visible: '01.06.2012 | Modulares Grundgerät für die extraktive Gasanalyse erlaubt Parametrierung kleinster Messbereiche'.

### Produktbaum

Navigieren Sie durch den Produktbaum, um zu den für Sie interessanten Produkten zu gelangen.

# Siemens Industry Mall Produktliste und Auswahlhilfe

**SIEMENS**  
Ingenuity for life

## ▶ Produkte suchen und finden

The screenshot shows the Siemens Industry Mall website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Sprache', 'Kontakt', 'Hilfe', 'Site Explorer', and 'Produktsuche'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Home > Automatisierungstechnik > Direktstarter 3RA21'. The main content area is titled '3RA21 für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung'. It features a table of products with columns for 'Artikelnummer / Artikelbeschreibung', 'Einzelpreis / Ihr Preis', and quantity. Two products are listed: one with article number 3RA2110-0BA15-1AP0 priced at 89,50 EUR (89,42 EUR net), and another with 3RA2110-0BA15-1BB4 priced at 94,90 EUR (94,80 EUR net). To the right of the product list is a 'Technische Auswahlhilfe' section with several dropdown menus for selecting parameters like 'Bemessungssteuerspeisespannung', 'Zuordnungsart bei 400 V', 'Baugröße', 'Einstellbereich therm. Überlastauslöser/A', and 'Anschlusstechnik'. A 'Filter entfernen' button is located below these filters. At the bottom right, there's a 'Listenpreise' section with links for 'Vor dem Kauf & erste Info', 'Online-Katalog und -Bestellsystem', 'Technische Info', 'Service & Support', and 'Kontakt & Partner'.



## Informationen abfragen

Prüfen Sie die Verfügbarkeit, rufen Sie CAX-Daten ab und vergleichen Sie Produkte.

## Detailinfos

Beim Klick auf die Artikelnummer

## Warenkorb

Rufen Sie hier den Warenkorb auf.

## Technische Auswahlhilfen

Nutzen Sie die Filter, um passende Produkte einzugrenzen.

## Listenpreise

Sichtbar, wenn angemeldet

# Siemens Industry Mall Detailansicht der Produkte

## Produkte suchen und finden



### Technisches Produktdatenblatt

Download als PDF

### Bilder / 3D-Modelle / Maßbilder

Laden Sie hier alle verfügbaren Bilder, 3D-Modelle und viele weitere CAD-Daten für dieses Produkt herunter.

### Produktdetails

Kommerzielle Details wie

- Regellieferzeit
- Gewicht
- EAN- / UPC-Nummer
- uvm.

**SIEMENS** Industry Mall  
Katalog- und Bestellsystem für Automatisierungs- und Antriebstechnik

Home > English > Kontakt > Hilfe > Site Explorer > Produktsuche

Home > Katalog > Schütze SIRIUS 3RT20, 3-polig, bis 37 kW / 50 hp > 3RT2015-1AB01

### 3RT2015-1AB01

SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 1S, AC 24V, 50/60 HZ, 3POL, BGR. S00 SCHRAUBANSCHLUSS

Einzelpreis > Preise anzeigen  
Ihr Preis > Preise anzeigen  
Produktdatenblatt (PDF) Download  
Handbücher, Zertifikate, FAQs... > Service & Support

Produktbilder und Daten für M-CAD und E-CAD (7)

Produkt	
Artikelnummer	3RT2015-1AB01
Artikelbeschreibung	SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 1S, AC 24V, 50/60 HZ, 3POL, BGR. S00 SCHRAUBANSCHLUSS
Produktfamilie	> Schütze SIRIUS 3RT20, 3-polig, bis 37 kW / 50 hp
Produktstatus	PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen	
Preisgruppe	41B
Einzelpreis	> Preise anzeigen
Ihr Preis	> Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag	Keiner
Metallfaktor	LDO-----

Alles zu Schütze SIRIUS 3RT20, 3-polig, bis 37 kW / 50 hp

- Vor dem Kauf & erste Info
- Online-Katalog und -Bestellsystem
- Technische Info
- Support
- Kontakt & Partner
- Service-Angebote

Wird oft zusammen gekauft:

- 5ST3011 HILFSSTROMSCHALTER 2S FUER LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP EINBAUSCH. 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV
- 3SB3252-6AA60 LEUCHTMELDER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, WEISS, LINSE, GLATT, MIT HALTER, LAMPENFASSUNG, MIT INTEGRIERTER LED AC 230V, SCHRAUBANSCHLUSS

### Passende Produkte

Anzeige von passenden Produkten, die oft zusammen mit diesem Produkt gekauft werden.

## ▶ Produkte suchen und finden

### Warenkorbfunktionen

Hier finden Sie Funktionen zur Warenkorbverwaltung.

SIEMENS Industry Mall - Warenkorb

Home ▶ Sprache ▶ Kontakt ▶ Hilfe ▶ Site Explorer ▶ Produktsuche

Katalog Warenkorb (2) Service Bestellübersicht

Warenkorb: ()

1 Artikelliste 2 Lieferdaten 3 Bestellung senden 4 Bestellbestätigung Weiter >

Artikel löschen | Verfügbarkeit prüfen | Suchen | Optionen | Warenkorbverwaltung | Projektkennzeichen | Mehr...

Pos.	Artikelnummer	Menge	Artikelbeschreibung	Verfügbar?	Einzel-Preis	PE	Stammhaus Preisgruppe	Rabatt	P-Preis
10	3RA2110-0BA15-1AP0	1	VERBRAUCHERABZWEIG SICHERUNGSL. DIREKTANLAUF, AC 400V, BGR. S00 0,14, .0,2A, AC 230V SCHRAUBANSCHLUSS FUER HUTSCHIENENMONTAGE, ZUORDNUNGSART 2,IQ = 50KA (ERFUELLT AUCH ZUORDNUNGSART 1) 1S (SCHUETZ)		89,50 EUR	1	41D	5,50 %	89,42 EUR
20	3RA2110-0BA15-1BB4	5	VERBRAUCHERABZWEIG SICHERUNGSL. DIREKTANLAUF, AC 400V, BGR. S00 0,14, .0,2A, DC 24V SCHRAUBANSCHLUSS FUER HUTSCHIENENMONTAGE, ZUORDNUNGSART 2,IQ = 150KA (ERFUELLT AUCH ZUORDNUNGSART 1) 1S (SCHUETZ)		94,90 EUR	1	41D	5,50 %	474,00 EUR

**Ihr Kundenpreis**

**Bestellen**

Artikel hinzufügen

Kopieren & Einfügen Eingabe Datei hochladen

Lieferanschrift Testfirma  
2  
3  
Musterstr. 101  
00000 Nürnberg-III  
Deutschland

Gew. Liefertermin 31.01.2013

Währung EUR

Zahlungsmethode Rechnung

Gesamtpreis 563,42 EUR  
zzgl. gesetzlicher USt, Fracht- und Verpackungskosten

Gesamtgewicht (kg) \*\* 3,464 kg

Artikel (mit Fehler, mit Hinweis) 2 (0, 0)  
\*\* außer Positionen ohne Gewichtsinformation

Weiter >

Direkteingabe oder  
Laden von  
Artikelnummern

Geben Sie hier direkt eine  
gewünschte Artikel-  
nummer ein oder laden  
Sie eine CSV-Datei oder  
einen zuvor gespeicherten  
Warenkorb.

# Siemens Industry Mall

## Weiterführende Informationen

### ▶ Produkte suchen und finden



### ▶ Link

<http://www.siemens.com/industrymall>

### ▶ Google

Suche → „Siemens Mall“ → typischerweise der erste Treffer

### ▶ Lernvideo

<http://www.youtube.com/siemens?x=de/player/video=ZzcMrnqQb-c/author=Siemens>

# Produkte konfigurieren

# Produkte konfigurieren Mit wenigen Klicks das passende System auswählen

**SIEMENS**  
*Ingenuity for life*

## ▶ Produkte suchen und finden

### Ihre Ausgangssituation:

Sie möchten ein Produkt technisch auf Ihre Anforderung hin auslegen oder eine individuelle Zusammenstellung passender Produkte haben.

### Unser Angebot: Konfiguratoren

- Auswahl von Produkten/Systemen anhand technischer Merkmale oder nach Applikationsanforderung
- Einfache und intuitive Bedienung
- Direkte Übernahme der Bestell-Liste in den Warenkorb der Siemens Industry Mall
- Schneller Zugriff auf Produktdaten, Bilder, 3D-Modelle sowie Maßzeichnungen und wichtige Dokumente
- Verfügbarkeit in mehreren Sprachen ermöglicht weltweiten Einsatz

<http://www.siemens.com/sirius/configurators>




# Produkte konfigurieren

## Für diese Produkte bieten wir Konfiguratoren


### ▶ Produkte suchen und finden



#### Melden und Erfassen




**Positionsschalter und  
Sicherheitsschalter**  
3SE5/3SF1




**Drucktaster und  
Leuchtmelder**  
**SIRIUS ACT**  
3SU1


#### Auswerten und Steuern



**Steuerungs- und  
Kommunikations-  
komponenten**



**Modulares  
Sicherheitssystem MSS  
(softwareparametriert)**  
3RK3



**Sicherheitsschaltgeräte  
(hardwareparametriert)**  
3SK1


#### Starten, Schalten und Schützen



**Verbraucherabzweige  
bis 18,5 kW**  
**SIRIUS Innovationen**  
3RT2, 3RV2, 3RA2,  
3RB3, 3RU2



**Kompaktleistungs-  
schalter**  
3VA




**Motorstarter**  
**3RM1 bis 3kW**  
3RM1



**Sanftstarter**  
3RW

#### Antriebe, Umrichter und Motoren




**Antriebstechnik**  
Frequenzumrichter, Motoren,  
mech. Komponenten

# Produkte konfigurieren


## Konfiguratoren für Melden und Erfassen

### ▶ Produkte suchen und finden



**Positionsschalter und  
Sicherheitsschalter  
3SE5/3SF1**

- ▶ **Positionsschalter und Sicherheitsschalter 3SE5 / 3SF1**  
Konfigurator starten




**Drucktaster und  
Leuchtmelder  
SIRIUS ACT  
3SU1**

- ▶ **Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT**  
Konfigurator starten

# Produkte konfigurieren


## Konfiguratoren für Auswerten und Steuern

### ▶ Produkte suchen und finden



**Steuerungs- und Kommunikationskomponenten**

- ▶ **TIA Selection Tool – Auswahl von Steuerungs- und Kommunikationskomponenten / SPS / AS-i**  
Konfigurator starten



**Modulares Sicherheitssystem MSS (softwareparametriert) 3RK3**

- ▶ **Konfigurator für Modulares Sicherheitssystem MSS 3RK3 / Softwareparametrierte Sicherheitsfunktionen**  
Konfigurator starten



**Sicherheitsschaltgeräte (hardwareparametriert) 3SK1**

- ▶ **Konfigurator für hardwareparametrierte Sicherheitsschaltgeräte 3SK1**  
Konfigurator starten

# Produkte konfigurieren


## Konfiguratoren für Starten, Schalten und Schützen

### ▶ Produkte suchen und finden



**Verbraucherabzweige  
bis 18,5 kW**  
**SIRIUS Innovationen**  
3RT2, 3RV2, 3RA2,  
3RB3, 3RU2

- ▶ **SIRIUS Innovationen Konfigurator –  
Verbraucherabzweige bis 18,5 kW**  
Konfigurator starten



**Motorstarter  
3RM1 bis 3kW**  
3RM1




- ▶ **Konfigurator für kleine Motorstarter und sichere Motorstarter 3RM1**  
Konfigurator starten

# Produkte konfigurieren


## Konfiguratoren für Starten, Schalten und Schützen

### ▶ Produkte suchen und finden



**Sanftstarter**  
3RW

- ▶ **Konfigurator zur Auswahl von Sanftstartern 3RW**  
Konfigurator starten




**Kompakt-  
leistungsschalter**  
3VA

- ▶ **Konfigurator Kompaktleistungsschalter 3VA**  
Konfigurator starten

# Produkte konfigurieren

## Konfiguratoren für Antriebe, Umrichter und Motoren

### ▶ Produkte suchen und finden



**Antriebstechnik**  
Frequenzumrichter,  
Motoren,  
mech. Komponenten

- ▶ **Konfigurator für Antriebstechnik –  
Frequenzumrichter, Motoren, Getriebe, mech. Komponenten**  
Konfigurator starten

# Produkte konfigurieren Einstieg – Variante 1

## ▶ Produkte suchen und finden


### 1. Industry Mall aufrufen

Öffnen Sie Startseite der Industry Mall.



### 2. Konfiguratorenübersicht aufrufen

Mit dem Klick auf **Konfiguratorenübersicht** gelangen Sie zur Übersicht aller verfügbaren Konfiguratoren.



### 3. Konfigurator auswählen

Öffnen Sie einen Konfigurator durch Klick auf den Namen.

# Produkte konfigurieren Einstieg – Variante 2

## ▶ Produkte suchen und finden

### Konfiguratoren im Produktbaum finden

Beim Navigieren durch den Produktbaum können Sie ebenfalls in die Lasche **Konfiguratoren** wechseln und finden dort passende Konfiguratoren.

The screenshot shows the Siemens Industry Mall website interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Sprache', 'Kontakt', 'Hilfe', 'Site Explorer', and 'Produktsuche'. The main header features the Siemens logo and 'Industry Mall' branding, along with the tagline 'Katalog- und Bestellsystem für Automatisierungs- und Antriebstechnik'. The breadcrumb trail indicates the current location: 'Home > Automatisierungstechnik > Direktstarter 3RA21'. The left sidebar contains a 'Produktkatalog' tree with categories like 'Antriebstechnik', 'Automatisierungstechnik', and 'Industrielle Schalttechnik'. The main content area displays the configuration page for '3RA21 für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung'. It includes tabs for 'Bestelldaten' and 'Konfiguratoren', a 'Verfügbarkeit prüfen' button, and a table of product variants. The table lists two variants: '3RA2110-0BA15-1AP0' (89,50 EUR) and '3RA2110-0BA15-1BB4' (94,90 EUR). The right sidebar contains 'Technische Auswahlhilfe' with dropdown menus for 'Bemessungssteuerspeisespannung', 'Zuordnungsart bei 400 V', 'Baugröße', 'Einstellbereich therm. Überlastauslöser/A', and 'Anschlussstechnik'. A 'Filter entfernen' button is also present.

Artikelnummer / Artikelbeschreibung	Einzelpreis / Ihr Preis	Stück
<input checked="" type="checkbox"/>  > 3RA2110-0BA15-1AP0 VERBRAUCHERABZWEIG SICHERUNGSL. DIREKTANLAUF, AC 400V, BGR. S00 0,14...0,2A, AC 230V SCHRAUBANSCHLUSS FUER HUTSCHIENENMONTAGE, ZUORDNUNGSART 2,IQ = 50KA (ERFUELLT AUCH ZUORDNUNGSART 1) 1S (SCHUETZ)	89,50 EUR 89,42 EUR	1 Stück
<input type="checkbox"/>  > 3RA2110-0BA15-1BB4 VERBRAUCHERABZWEIG SICHERUNGSL. DIREKTANLAUF, AC 400V, BGR. S00 0,14...0,2A, DC 24V SCHRAUBANSCHLUSS FUER HUTSCHIENENMONTAGE, ZUORDNUNGSART 2,IQ = 150KA (ERFUELLT AUCH ZUORDNUNGSART 1) 1S (SCHUETZ)	94,90 EUR 94,80 EUR	1 Stück

# Produkte konfigurieren

## Beispiel Motorstarter 3RM1 – Eigenschaften und Funktionen

### ▶ Produkte suchen und finden



#### Konfiguratoren

##### Übersicht aller verfügbaren Konfiguratoren

Sie finden an dieser Stelle alle momentan verfügbaren Konfiguratoren der Industry MALL, inklusive deren Beschreibung und Startoptionen. Sie können den jeweiligen Konfigurator durch Selektion direkt bzw. wenn verfügbar mit einer Vorbelegung aufrufen.

Alle Produktkategorien öffnen

- Antriebstechnik
- Automatisierungstechnik
- Gebäudetechnik und Elektrische Energieverteilung
- Niederspannungs-Schalttechnik

##### Industrielle Schalttechnik

###### Schaltgeräte SIRIUS

> Halbleiterschaltgeräte 3RF

> Sanftstarter 3RW

###### Sicherheitstechnik SIRIUS

> Sicherheitsschaltgeräte 3RK3 MSS (Softwareparametriert)

> Sicherheitsschaltgeräte 3SK1 (Hardwareparametriert)

###### Verbraucherabzweige und Motorstarter SIRIUS


> Motorabzweige ab 18,5 kW (Auswahlschieber)

> Motorstarter 3RM1 bis 3 kW

> Kompaktabzweige 3RA6 und Einspeisesystem für 3RA6


### 1. Konfigurator öffnen

Öffnen Sie den 3RM1-Konfigurator.



### 2. Blaue Eigenschaften wählen

Die Auswahl dieser Eigenschaften ist mandatorisch.



### 3. Mit roten Links bestimmte Funktionen ausführen

In diesem Beispiel können Sie beliebig viele Motorstarter hinzufügen.

# Produkte konfigurieren

## Beispiel Motorstarter 3RM1 – Eigenschaften

### ▶ Produkte suchen und finden

#### 1. Komponente anklicken

Das Symbol  zeigt Ihnen, dass die Komponente noch nicht vollständig auskonfiguriert wurde. Das Symbol  zeigt, dass die Komponente vollständig ist.

**Bild Motorstarter**



**Grundparameter**

- Anschlussart Steuerstromkreis i?
  - Federzuganschluss
  - Schraubanschluss
- Anschlussart Hauptstromkreis i?
  - Schraubanschluss
- Bemessungssteuerspeisespannung i?
  - DC 24V
  - DC 110V; AC 110...230V

**Motordaten**

- Motorbezeichnung i?
- Einstellbereich Motomennstrom i?  
 $0,10 \leq \text{[value]} \leq 7,00 \text{ A}$
- Anlaufart des Motors i?
  - Direktstarter
  - Wendestarter

**Informationen**

- Baubreite: 22,5 mm
- Bemessungsbetriebsspannung: 48 V bis 500 V


#### 2. Eigenschaften vervollständigen

Nachdem Sie eine Komponente selektiert haben, können Sie die fehlenden blauen Eigenschaften wählen.

# Produkte konfigurieren

## Beispiel Motorstarter 3RM1 – Zubehör

### ▶ Produkte suchen und finden



### Passendes Zubehör auswählen

Wählen Sie zu Ihrer Konfiguration passendes Zubehör aus. Der Konfigurator ermittelt die richtige Artikelnummer für Sie.

# Produkte konfigurieren

## Beispiel Motorstarter 3RM1 – Ergebnis

### ▶ Produkte suchen und finden

#### Ergebnis und weitere Ansichten

Wenn die gesamte Konfiguration vollständig ist, können Sie zur Ergebnisansicht wechseln und die Stückliste sowie weitere Informationen wie CAD-Modelle, Dokumente und Datenblätter aufrufen.

#### Vorteil: Der Konfigurator berücksichtigt technische Besonderheiten

In diesem Beispiel sehen Sie, wie der Konfigurator automatisches Derating durchführt, um das System technisch korrekt auszulegen.

# Produkte konfigurieren

## Beispiel Motorstarter 3RM1 – Drucken, exportieren und mehr

### ▶ Produkte suchen und finden

#### Drucken oder Exportieren

Jedes Ergebnis kann im PDF Format gedruckt oder als MS-Excel Datei heruntergeladen werden.

#### Übersichtsliste / Rechnung

In der Übersicht sind alle Artikelnummern aufgelistet, die der Konfigurator auf Ihren Eingaben basierend kalkuliert hat.

#### Dokumente und CAE/CAD Daten

Über den Button **Dokumente** erhalten Sie weitere Daten rund um die konfigurierten Komponenten (3D-Modelle, Datenblätter, Zertifikate, Handbücher, uvm)

Name	Bestellnummer	Eigenschaften
Rahmenbedingungen:		Rahmenbedingungen: Maximale Umgebungstemperatur 60° C Aufstellart senkrecht Aufstellhöhe 1000 m Bei abweichenden Bedingungen Angaben im Handbuch beachten. Approbationen IEC, UL Für Aufbauten nach UL Angaben im Handbuch beachten Technische Daten siehe Handbuch, bzw. Datenblatt
3RM1 Motorstarter System		Konfiguration: Motorstartergruppe Kurzschlusschutz: Gruppenabsicherung - mit Leistungschalter Sammelschiene für Motorstarter: ja Umgebungstemperatur: bis 40°C
Absicherungsgruppe		akt. Summenstrom der Motoren: 13,00
Motorstarter 3RM1 Failsafe	3RM1102-3AA04	Anlaufart des Motors: Direktstarter Abgedeckter Strombereich: 0,4 bis 2,0 Anschlussart Steuerstromkreis: Federzuganschluss Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss Bemessungssteuerspeisespannung: DC 24V Einstellbereich Motorenstrom: 2,00 A Baubreite: 22,5 mm Bemessungsbetriebsspannung: 48 V bis 500 V
Motorstarter 3RM1 Failsafe	3RM1102-3AA04	Anlaufart des Motors: Direktstarter Abgedeckter Strombereich: 0,4 bis 2,0 Anschlussart Steuerstromkreis: Federzuganschluss Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss Bemessungssteuerspeisespannung: DC 24V Einstellbereich Motorenstrom: 2,00 A Baubreite: 22,5 mm Bemessungsbetriebsspannung: 48 V bis 500 V
Motorstarter 3RM1 Failsafe	3RM1107-3AA04	Anlaufart des Motors: Direktstarter Anschlussart Steuerstromkreis: Federzuganschluss Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss Bemessungssteuerspeisespannung: DC 24V Einstellbereich Motorenstrom: 3,00 A Baubreite: 22,5 mm Bemessungsbetriebsspannung: 48 V bis 500 V
Motorstarter 3RM1 Standard	3RM1207-3AA04	Anlaufart des Motors: Wendestarter Anschlussart Steuerstromkreis: Federzuganschluss Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss Bemessungssteuerspeisespannung: DC 24V

# Produkte auf Siemens umstellen

# Produkte auf Siemens umstellen

## Mit dem Umschlüssel-Tool Geräte auf Siemens umstellen

### ▶ Produkte suchen und finden

#### Ihre Ausgangssituation:

Sie möchten schnell und einfach von einem alten Gerät auf eine Neues oder von einem anderen Hersteller auf Siemens Produkte umstellen.

#### Unser Angebot: Umschlüssel-Tool

- Suche nach Hersteller Artikelnummern
- Anzeige von Siemens Substituten und Zubehören
- Mehr als 100.000 erfasste Hersteller-Artikelnummern
- Bemerkungen für die Umstellung sind hinterlegt
- Suche nach Rümpfen möglich

<http://www.siemens.de/umschlueseltool>



The screenshot shows the Siemens Umschlüssel-Tool interface. At the top, there is a navigation bar with the Siemens logo and a language selector set to 'Deutsch'. Below the navigation bar is a 'Product search' section with search criteria fields for Manufacturer, Product no. / MLFB (containing '3SB3100'), and EAN / UPC. A search button is visible. Below the search criteria, a message indicates '10 Product(s) were found.' and a table of results is displayed.

Sel.	Manufacturer	Product no. / MLFB	Description	Designation	EAN / UPC
<input type="checkbox"/>	Siemens	3SB3100-SAC21	22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR, TWIN PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTONS NON-ILLUMINATED WITH HOLDER GREEN-RED INSCRIPTION GREEN, I, RED, O		4011209351271
<input type="checkbox"/>	Siemens	3SB3100-SAC31	22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR, TWIN PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTONS NON-ILLUMINATED WITH HOLDER WHITE-BLACK INSCRIP. WHITE, I, BLACK, O		4011209351288
<input type="checkbox"/>	Siemens	3SB3100-SAC61	22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR, TWIN PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTONS NON-ILLUMINATED SCREW TERMINAL, 2X1NO+1NC WITH HOLDER WHITE-WHITE INSCRIP. WHITE, I, WHITE, O		4011209446407
<input type="checkbox"/>	Siemens	3SB3100-SAC61-0A00	22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR, TWIN PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTONS NON-ILLUMINATED CUSTOM MADE WITH HOLDER WHITE-WHITE INSCRIP. WHITE, ARROW UPWARDS INSCRIP. WHITE-ARROW DOWNWARDS		4011209907379

# Produkte auf Siemens umstellen

## Produkte suchen

### ▶ Produkte suchen und finden

#### 1. Artikelnummer eingeben

Geben Sie hier die Artikelnummer des alten Siemens-Gerätes oder eine Artikelnummer eines anderen Herstellers ein. Zum Beispiel von EATON, Schneider, ABB, Rockwell, IDEC, uvm.

#### 3. Produkt auswählen

##### Achtung:

Sie können immer nur eine Artikelnummer auswählen.

▼ Listen umschlüsseln

### Produktsuche

Suchkriterien

Hersteller:  Artikelnr. / MLFB:  EAN / UPC:

Enthaltener Beschreibungstext:

41 Produkt(e) wurde(n) gefunden. Zurücksetzen Suchen

Sel.	Hersteller	Artikelnr. / MLFB	Beschreibung	Bezeichnung	EAN / UPC
<input checked="" type="checkbox"/>	Siemens	3SB3201-0AA11	DRUCKTASTER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, SCHWARZ, DRUCKKNOPF, FLACH, 1S+10E, SCHRAUBANSCHLUSS, MIT HALTER		4011209187504
<input type="checkbox"/>	Siemens	3SB3201-0AA11-0CC0	DRUCKTASTER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, SCHWARZ, DRUCKKNOPF, FLACH, 1S+10E, FEDERZUGANSCHLUSS, MIT HALTER		4011209612433
<input type="checkbox"/>	Siemens	3SB3201-0AA21	DRUCKTASTER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, ROT, DRUCKKNOPF, FLACH, 1S+10E, SCHRAUBANSCHLUSS,		4011209187511

Alle auswählen Alle abwählen Umschließen

#### 2. Suche starten

#### 4. Konvertierungsdaten anzeigen

# Produkte auf Siemens umstellen

## Umschlüsseldaten anzeigen

### ▶ Produkte suchen und finden

#### Gesuchte Artikelnummer

Hersteller	Artikelnr. / MLF	Anz.	Umschlüsselungsalternativ	Anz.	Beschreib	Bezeichnui	EAN / UPC	Bemerkung	Status
Siemens	<input type="checkbox"/> 3SB3201-0AA11	1	<input type="checkbox"/> <a href="#">Bearbeiten</a>		DRUCKTAS1		4011209187504		
			<input type="checkbox"/> 3SU1000-0AB10-0AA0	1	DRUCKTAS1		4011209956667	3SB3 ist mit 3	●
			<input type="checkbox"/> 3SU1500-1AA10-1FA0	1	HALTER FUE		4011209963580		
			<input type="checkbox"/> 3SU1000-0AB10-0AA0	1	DRUCKTAS1		4011209956667	3SB3 ist mit 3	●
			<input type="checkbox"/> 3SU1400-1AA10-1CA0	1	KONTAKTM(		4011209950887		
			<input type="checkbox"/> 3SU1500-1AA10-1BA0	1	HALTER FUE		4011209963559		

#### Alternativen

Es kann zu einem Produkt mehrere Alternativen geben, die Sie verwenden können. In der Bemerkung erfahren Sie weitere technische Details.

#### Hinweise und Kommentare

Hinweise und Kommentare zum Konvertierungsprozess werden automatisch angezeigt. Dies können technische Einschränkungen oder Konstruktionshinweise sein. Diese sollten berücksichtigt werden.

# Produkte auf Siemens umstellen

## Ergebnis exportieren

### ▶ Produkte suchen und finden



### Ergebnis exportieren

Das Ergebnis kann in eine MS-Excel Datei exportiert werden. So können Sie sich alle Informationen abspeichern und offline weiterarbeiten.



### Umschlüsselungen

Hier sehen Sie die Umschlüsselungen, die für die ausgewählten Produkte gefunden wurden.

Umschlüsselungsstatus  
Freigegeben

Nur lieferbare Produkte anzeigen

L1 Preise anzeigen

**2** Umschlüsselung(en) wurde(n) gefunden.

Hersteller	Artikelnr. / MLFB	Anz.	Umschlüsselungsalternativ	Anz.	Beschreibi	Bezeichnui	EAN / UPC	Bemerkung	Status
Siemens	<input type="checkbox"/> 3SB3201-0AA11	1	<input type="checkbox"/>		DRUCKTAS1		4011209187504		
			<input type="checkbox"/> 3SU1000-0AB10-0AA( 3SU1500-1AA10-1FA0	1 1	DRUCKTAS1 HALTER FUE		4011209956667 4011209963580	3SB3 ist mit 3	●
			<input type="checkbox"/> 3SU1000-0AB10-0AA( 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1500-1AA10-1BA0	1 1 1	DRUCKTAS1 KONTAKTM( HALTER FUE		4011209956667 4011209950887 4011209963559	3SB3 ist mit 3	●

# Ausschreibungs- texte

# Ausschreibungstexte

## Passende Ausschreibungstexte für Siemens-Produkte finden

### ▶ Produkte suchen und finden


#### Ihre Ausgangssituation:

Sie möchten Ausschreibungstexte, die Siemens-Produkte beschreiben, in eine Ausschreibungsspezifikation integrieren.

#### Unser Angebot: Ausschreibungstexte

- Vorgefertigte LV-Texte
- Sie können Ausschreibungstexte zu Begriffen, Bezeichnungen oder Artikelnummern suchen
- Ausgabeformate: Text, RTF, GAEB81 u. 83

[www.siemens.de/ausschreibungstexte](http://www.siemens.de/ausschreibungstexte)



# Ausschreibungstexte Produkt auswählen

## ▶ Produkte suchen und finden



### Produktkategorie suchen

Navigieren Sie durch die unterschiedlichen Stufen, um zu den gewünschten Produkten zu gelangen.

The screenshot shows a Siemens website interface. At the top, there is a navigation breadcrumb: Start / Industrielle Schalttechnik / Schutzgeräte / Leistungsschalter. Below this, the main heading is 'Leistungsschalter'. A list of products is displayed, each with a document icon and a title: 'Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,16A, Icu=100,0kA', 'Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,20A, Icu=100,0kA', 'Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,25A, Icu=100,0kA', 'Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,32A, Icu=100,0kA', 'Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,40A, Icu=100,0kA', 'Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,50A, Icu=100,0kA', 'Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,63A, Icu=100,0kA', and 'Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,80A, Icu=100,0kA'. On the left side of the main content area, there is a search bar with 'Deutsch' and 'Suchen' buttons. Below the search bar, the text 'Siemens Ausschreibung' is visible. Underneath, there are three category options: 'Technische Gebäudeausrüstung (10)', 'Industrielle Schalttechnik (5)', and 'Prozess- und Fertigungsautomatisierung (9)'. A 'Nach oben scrollen' button is at the bottom of the category list. A blue arrow points from the 'Industrielle Schalttechnik (5)' category to the product list on the right.

# Ausschreibungstexte

## Text auswählen und in verschiedene Formate exportieren

### ▶ Produkte suchen und finden

#### 1. Produkte wählen

Klicken Sie auf das grüne Plus-Zeichen, um den Text zu Ihrer Sammlung hinzuzufügen.

#### 2. Exportieren

Klicken Sie auf **Exportieren**, um die ausgewählten Texte zu exportieren. Hierbei werden Ihnen die gängigen Formate angeboten. Dazu zählen: GAEB81, GAEB83, TXT und RTF.



Start / Industrielle Schalttechnik / Schutzgeräte / Leistungsschalter

### Leistungsschalter

Zurück

Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,16A, Icu=100,0kA	+
Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,20A, Icu=100,0kA	+
Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,25A, Icu=100,0kA	+
Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,32A, Icu=100,0kA	+
Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,40A, Icu=100,0kA	+
Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,50A, Icu=100,0kA	+

2 gewählte Texte

Exportieren Alle entfernen Rückgängig


- Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,16A, Icu=100,0kA
- Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690,0V, In=0,32A, Icu=100,0kA

# Ausschreibungstexte Ergebnis

## ▶ Produkte suchen und finden

### Ergebnis


Sie erhalten alle gewählten Texte im gewünschten Format (z.B. \*.txt).



```
Export.txt - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
Ausschreibungstexte 060715
Siemens AG Stand

001010010
Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690V, In=0,16A, Icu=100kA
Leistungsschalter nach IEC / EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 100), IEC /
EN 60947-2 (VDE 0660 Teil 101), IEC / EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil
102), strombegrenzend, 3- polig für Motorschutz, Reiheneinbau, kein
Derating bis 60°C, zulässige Umgebungstemperatur bei
Hersteller/Typ: Siemens/3RV10110AA10
oder gleichwertig

001010020
Leistungsschalter für Motorschutz Ue=690V, In=0,32A, Icu=100kA
Leistungsschalter nach IEC / EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 100), IEC /
EN 60947-2 (VDE 0660 Teil 101), IEC / EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil
102), strombegrenzend, 3- polig für Motorschutz, Reiheneinbau, kein
Derating bis 60°C, zulässige Umgebungstemperatur bei
Hersteller/Typ: Siemens/3RV10110DA10
oder gleichwertig
```



# Daten für CAE- / CAD-Systeme

Wählen Sie ein Thema ▶


- ▶ **3D-Modelle**  
3D-Modelle im 3D-Schaltschrankaufbauplan
- ▶ **2D-Maßbilder**  
Frontansicht für 2D-Schaltschrankaufbauplanung
- ▶ **Geräteschaltpläne**  
Universelle Grafik für Stromlaufpläne
- ▶ **Kommerzielle und technische Daten**  
Artikelstammdaten für verschiedene Systeme
- ▶ **Datenblätter**  
Wichtige technische Daten eines Produktes
- ▶ **ePlan-Makros**  
Artikel- und Makro-Import in ePLAN electric P8
- ▶ **Sicherheitskennwerte**  
Projektierung sicherheitsgerichteter Applikationen
- ▶ **Bilddatenbank**  
Grafische Elemente zu einem Produkt

# 3D-Modelle

# 3D-Modelle

## 3D-Modelle im 3D-Schaltschrankaufbauplan

### ▶ Daten für CAE-/CAD-Systeme



#### Vorteile

- Detailgenaue Abmessung und Darstellung in der Planung
- Bessere Visualisierung für Angebote

#### Standardformat

STEP

#### Weitere erhältliche Formate

U3D, PDF

#### Download

- Einzelnd über [Industry Mall](#) oder [Bilddatenbank](#)
- Per Massenexport mit Hilfe des [CAx-Downloadmanagers](#)

#### Beispiele (bitte anklicken)

1

2


3

# 2D-Maßbilder

# 2D-Maßbilder

## Frontansicht für 2D-Schaltschrankaufbauplanung

### ▶ Daten für CAE-/CAD-Systeme



#### Vorteile

- Detailgenaue Abmessung und Darstellung in der Planung
- Bessere Visualisierung für Angebote

#### Standardformat

DXF

#### Weitere erhältliche Formate

PDF, PNG, JPG

#### Download

- Einzel über [Industry Mall](#) oder [Bilddatenbank](#)
- Per Massenexport mit Hilfe des [CAx-Downloadmanagers](#)

#### Beispiele (bitte anklicken)

1


2

3

# Geräteschaltpläne

# Geräteschaltpläne Universelle Grafik für Stromlaufpläne

## ▶ Daten für CAE-/CAD-Systeme



### Vorteile

- Zeitersparnis gegenüber der manuellen Erstellung eines Symbols
- Anschlussbezeichnungen sind enthalten

### Standardformat

DXF

### Weitere erhältliche Formate

PDF, Adobe Illustrator (\*.ai), PNG, JPG

### Download

- Einzelnd über [Industry Mall](#) oder [Bilddatenbank](#)
- Per Massenexport mit Hilfe des [CAx-Downloadmanagers](#)

### Beispiele (bitte anklicken)

1

2

3

# Kommerzielle und technische Daten

# Kommerzielle und technische Daten Artikelstammdaten für ERP- und CAE-Systeme, Wärmeberechnung

## Daten für CAE-/CAD-Systeme

<b>Produkt</b>	
Artikelnummer	3RA2110-1KA17-1BB4
Artikelbeschreibung	VERBRAUCHERABZWEIG SICHERUNGSL. DIREKTANLAUF, AC 400V, BGR. S00 9.00...12,5A 5,5KW,DC 24V SCHRAUBANSCHLUSS FUER HUTSCHIENENMONTAGE, ZUORDNUNGSART 1,IQ =
<b>Produktfamilie</b>	
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:	
Steuerspeisespannung bei DC	24 V
• Bemessungswert	
Produktstatus	Halteleistung der Magnetspule bei DC 4 W
<b>Preisinformationen</b>	
Schutz-/ Überwachungsfunktion:	
Preisgruppe	Auslöseklasse CLASS 10
Einzelpreis	Ausführung des Überlastauslösers thermisch (Bimetall)
Ihr Preis	
<b>UL/CSA Bemessungsdaten:</b>	
Rohstoffzuschlag	Vollaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor
Metallfaktor	• bei 480 V Bemessungswert 11 A
<b>Lieferinformationen</b>	
Exportkennzeichen	abgegebene mechanische Leistung [hp]
Regellieferzeit	• für 3-phasigen Drehstrommotor
Nettogewicht pro ME	— bei 200/208 V Bemessungswert 3 hp
Produktmaße (B x L x H)	— bei 220/230 V Bemessungswert 3 hp
Verpackungsmaße	— bei 460/480 V Bemessungswert 7,5 hp
Verpackungsmaße Einheit	— bei 575/600 V Bemessungswert 10 hp
<b>Kurzschluss:</b>	
Mengeneinheit (ME)	Ausführung des Kurzschlussauslösers magnetisch
Verpackungsmenge	bedingter Kurzschlussstrom (Iq)
<b>Zusätzliche Produktinformationen</b>	
EAN	• bei 690 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert 4 000 A
UPC	• bei 400 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert 153 000 A
Statistische Warennummer	• bei 500 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert 42 000 A
Listenkennzeichen (LKZ)	
Fabrikatgruppe	
<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:</b>	
Ursprungsland	Einbaulage senkrecht
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entspre. RoHS-Richtlinie	Befestigungsart Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Produktklasse	Höhe 167,2 mm
	Breite 45 mm
	Tiefe 97,1 mm
	einzuhaltender Abstand
• zu geerdeten Teilen	
— vorwärts	0 mm

### Vorteile

- Kein manuelles Erfassen nötig
- Einfacher Import in ERP oder CAE-Systeme möglich

### Standardformat

CSV, MS-Excel

### Weitere erhältliche Formate

ECAD-Bauteilenorm



### Download

- Der Download kann über den CAX-Downloadmanager erfolgen. Schauen Sie hierfür in das Kapitel [„CAX-Daten herunterladen“](#)
- Sie finden die wichtigsten technischen Daten auch in unserem [„technischen Datenblatt“](#)

# Datenblätter

# Datenblätter Technische Daten eines Produktes als Anlage zu Dokumentationen

## ▶ Daten für CAE-/CAD-Systeme



### Vorteile

- Schnelle Übersicht über alle wichtigen technischen Produktdaten
- Alle technischen Infos, Grafiken, Zertifikate in einem Dokument

### Standardformat

PDF

### Weitere erhältliche Formate

Keine

### Download

- Einzelnd über [Industry Mall](#) oder [Bilddatenbank](#)
- Per Massenexport mit Hilfe des [CAX-Downloadmanagers](#)

### Beispiele (bitte anklicken)



# ePLAN-Makros

# ePlan-Makros

## Artikel- und Makro-Import in ePLAN electric P8

### ▶ Daten für CAE-/CAD-Systeme

			
 Geräteschaltpläne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
 Anschlussbilder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
 Produktstammdaten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
 Betriebsanleitungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
 Produktbilder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
 Datenblätter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Vorteile

- Alle Artikeldaten inkl. Symbole, Anschlussbezeichnungen, Foto und Datenblatt in einer Datei
- Standardformat zum Austausch von Artikeldaten

#### Standardformat

EDZ

#### Weitere erhältliche Formate

Keine

#### Download

- Einzel über [Industry Mall](#) oder [Bilddatenbank](#)
- Per Massenexport mit Hilfe des [CAx-Downloadmanagers](#)

#### Beispiele (bitte anklicken)



# Sicherheits- kennwerte

# Sicherheitskennwerte zur Projektierung sicherheitsgerichteter Applikationen nach IEC 62061 oder ISO 13849-1

## ▶ Daten für CAE-/CAD-Systeme



### Vorteile

- Sicherheitskennwerte für Siemens Produkte in einer Datei
- Importierbar in ePLAN electric P8

### Standardformat

VDMA 66413 XML-Format

### Weitere erhältliche Formate

Keine

### Download

[www.siemens.de/safety-evaluation-tool](http://www.siemens.de/safety-evaluation-tool)

## ▶ Safety Evaluation Tool

# Bilddatenbank

# Bilddatenbank

## Grafische Elemente zu einem Produkt

### Daten für CAE-/CAD-Systeme

#### Ihre Ausgangssituation:

Sie suchen Grafiken, CAE- oder CAD-Daten sowie Fotos und Symbole zu einzelnen Produkten.

#### Unser Angebot: Bilddatenbank

- Suche nach CAE-/CAD-Daten für Engineering-Systeme (z.B. ePLAN Makros, Geräteschaltpläne, Maßbilder, ...)
- Außerdem Produktfotos und Familienfotos erhältlich
- Über 100.000 Motive erhältlich kostenlos zum Download

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/>



# Bilddatenbank Möglichkeiten

## Daten für CAE-/CAD-Systeme

**Suche**

Hier können Sie nach bestimmten Motiven suchen.

**Produktfotos und 3D-Renderings**

Hier können Sie nach Bildern oder 3D Renderings suchen.

**Produktsymbole**

Klicken Sie auf Produktsymbole, wenn Sie nach schematischen Symbolen unserer Produkte suchen.

**CAE / CAD Daten**

Klicken Sie auf diesen Link für ePLAN-Makros, Schaltpläne oder Maßbilder.

# Bilddatenbank Motive suchen

## ▶ Daten für CAE-/CAD-Systeme

### Artikelnummer suchen

Geben Sie hier eine Siemens Artikelnummer ein, wie [3RT20151AB01](#) oder [3SU1000-5JF01-0AA0](#).

### Freier Suchtext

Hier können Sie nach bestimmten Schlagwörtern suchen wie: **Schutz S00** oder **Sanftstarter**.

### Filtermöglichkeiten

Hier können Sie weitere Suchfilter setzen, z.B. die Suche nach 3D-Modellen, ePLAN-Makros, Maßbilder, uvm.

### Suche starten

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Suche zu starten.

The screenshot shows the Siemens Industry Image Database search interface. At the top, there is a navigation bar with 'SIEMENS' and 'Industry – Image Database'. Below this, there is a search bar with 'Search text' and 'Article number' fields. The search results are displayed in a grid of thumbnails, each showing an ePLAN logo and a product description. On the right side, there are filter options for 'Motif type', 'Product family', and 'Product tree', along with a 'Refine your search' section. A 'Search motifs' button is located at the bottom right of the search area.

# Bilddatenbank Bilder herunterladen

## Daten für CAE-/CAD-Systeme

> Home > Suche Motive

Suchtext

1-1 von 1 Motiven Motive pro Seite 12 | 20 | 40 | 100



Schütz S00,  
Schraubanschluss, AC  
Beschaltung integriert, 1S

1-1 von 1 Motiven Motive pro Seite 12 | 20 | 40 | 100

### 1. Ergebnisse ansehen

Klicken Sie ein Ergebnisbild an, um die unterschiedlichen Varianten zu sehen..

Schließen X

Schütz S00, Schraubanschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert



Titel deutsch	Schütz S00, Schraubanschluss, AC Beschalt...
Titel englisch	contactor S00, screw terminal, AC circuit inte...
Motivart	3D-Rendering
Produktfamilie	SIRIUS
Artikelnummer(n)	3RT2015-1AB01, 3RT2015-1AD01, 3RT2015-1AF01, 3RT2015-1AG61, 3RT2015-1AH01, 3RT2015-1AK61, 3RT2015-1AN61, 3RT2015-1AP01, 3RT2015-1AR61, <input type="button" value="+"/>
Motiv-ID	>G_NSAD_XX_00822
Anlegedatum	14.04.2010
Hinweis (Nutzer)	-

Pixelbild 3000 Px; V  
 RGB | xx | 6196KB

Pixelbild 300 Px; I  
 RGB | xx | 30KB

Pixelbild 600 Px; E  
 RGB | xx | 1111KB

Pixelbild Office-Tools 1000 Px; P  
 RGB | xx | 1022KB

Druckvariante; H  
 RGB | xx | 210KB

Pixelbild 640x480 Px; J  
 RGB | xx | 90KB

>Nutzungsbedingungen für Bilder aus Industry - Bilddatenbank

### 2. Variante auswählen

Klicken Sie auf eine Variante, um diese herunterzuladen. Eine Übersicht, welche Variante für den jeweiligen Einsatzzweck die Beste ist, erhalten Sie in der [Übersicht der CAE- / CAD-Daten](#).



# Dokumente

Wählen Sie ein Thema ▶

- ▶ **Zertifikate**  
Produktnachweise für bestimmte Normungsräume
- ▶ **Handbücher**  
Betriebsmittelauswahl und Anlagendokumentation
- ▶ **Betriebsanleitungen**  
Einbau, Montage und Anlagendokumentation
- ▶ **FAQs**  
Antworten, Detailwissen und Beispiele
- ▶ **Applikationsbeispiele**  
Learning-By-Doing und Lösungen
- ▶ **Downloads**  
Firmware-Updates und Software

# Zertifikate

# Zertifikate Produktachweise für bestimmte Normungsräume

## Dokumente

The image shows three overlapping copies of a UL Certificate of Compliance. The top-most certificate is clearly legible and contains the following information:

**CERTIFICATE OF COMPLIANCE**

Certificate Number: 20130311 - E143112  
Report Reference: E143112 - 20121117  
Issue Date: 2013-March-11

**Issued to:** SIEMENS AG  
11A CE CP R&D-VI 4  
WERNER-VON-SIEMENS-STRASSE 48  
92220 AMBERG, GERMANY

**is to certify that** Motor Controllers, Mechanically Operated and Solid-state Motor controller, Type 3RM1 followed by 0, 1, 2 or 3 followed by 01, 02 or 07 followed by 1 or -2 followed by A followed by A followed by 0 or 1 followed by 4 followed by any numbers, characters.

**Additional Model Information:**  
Motor controller accessories, Wall Flang Lug Type 3ZY1311-0A00; Device Connector Type 3ZY1212 followed by -2A00, -2EAD0 or -2FA00; Cover Sealing Type 3ZY1312-1A00; PC Board Terminal carrier Type ASE30216656A, ASE30216657A or ASE30216659A.

**General:**  
These devices are open type, 3-phase solid state motor controller or reversing motor controllers for use in industrial applications to control 3-phase or 1-phase motors. The 3RM1 devices are provided with an integrated solid-state overload relay, class setting 10.

**Electrical Ratings:**

Type	Voltage	F.L.A.	L.R.A.
3RM1x01	480 V	0.5 A	3.5 A
3RM1x02	480 V	2 A	14 A
3RM1x07	480 V	5.1 A	45 A

**Group Installation:**  
480 V / 16 A Continuous (With Listed Bus Bar Assembly, Type 3RM19)  
5kA, 480 V, for fuse classes K5, RK3, RK1  
10kA, 480 V, for CB type 3RV27 or any CB rated maximum 480 V, 10 kA  
100kA, 480 V, for fuse class J

**Rated voltage:** 200 V - 480 V ac  
**Control Supply Voltage:** 110 V - 230 V ac/dc, 24 V ac/dc, 110 V dc  
**Aux Contact:** Resistive Load: 250 V ac, 3 A  
Resistive Load: 30 V dc, 3 A  
Pilot Duty: 240 V ac, 15 A Make, 1.5 A Brake, NO

**Surrounding Air Temperature:** 50°C

Signature: William R. Coney  
UL Logo

Page 2 of 5

## Vorteile

- Verwendbar im [MyDocumentationManager](#)
- Für verschiedene Normungsräume, z.B. UL (USA), RINA und GOST (Schiffbau)

## Standardformat

## PDF

## Download

- [Siemens Industry Online Support](#)
- [CAx-Downloadmanager](#)

## Beispiele (bitte anklicken)



# Handbücher

# Handbücher Betriebsmittelauswahl und Anlagendokumentation

**SIEMENS**  
*Ingenuity for life*

## Dokumente



### Vorteile

Verwendbar im [MyDocumentationManager](#)

### Standardformat

PDF

### Download

- [Siemens Industry Online Support](#)
- [CAx-Downloadmanager](#)

### Beispiele (bitte anklicken)

1

2

3

# Betriebs- anleitungen



# FAQs

# FAQs

## Antworten, Detailwissen und Beispiele

### Dokumente

#### Wie programmieren und parametrieren Sie die Modbus-TCP-Kommunikation zwischen zwei S7-1200 CPUs?

**Beschreibung**  
Vorgeführt wird die Modbus-TCP-Kommunikation zwischen zwei S7-1200 CPUs. Im Anwendungsprogramm der S7-1200 CPU werden die Anweisungen "MB\_CLIENT" oder "MB\_SERVER" aufgerufen und...

**FRAGE:**  
Wie kann bei Einsatz der Sanftstarter 3RW zusätzlich sicheres Abschalten gewährleistet werden?

**ANTWORT:**  
Über den Sanftstarter 3RW wird betrieblich geschaltet. Sicheres Abschalten kann dabei beispielsweise mit einem Sicherheitsschaltgerät 3SK1 und Leistungsschützen realisiert werden. Die folgenden Beispiele beschreiben mögliche Aufbauten entsprechend verschiedener Sicherheitsanforderungen.

[↓ PDF\\_FAQ\\_67474130\\_Sicheres\\_Abschalten\\_3RW.pdf \(203 KB\) \( 203 KB \)](#)




Bild 01

#### Welche Panels können im TIA Portal mit einer SIMATIC S7-1200 oder S7-1500 kommunizieren?

**Beschreibung**  
Erfahren Sie, wie aktuell vertriebene und ältere Panels mit den Steuerungen SIMATIC S7-1200 und S7-1500 kommunizieren können. Übersicht zur Kommunikation zwischen Panel und Steuerung. Hinweis zur Image Version auf dem Panel. Anleitung HMI-Zugriff über PUT/GET-Kommunikationsverbindung einrichten.

Die meisten Panels können im TIA Portal direkt mit den Steuerungen S7-1200 bzw. S7-1500 verbunden werden. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, einen HMI-Zugriff auf die Steuerung über eine PUT/GET-Kommunikationsverbindung einzurichten.

In der folgenden Tabelle können Sie ablesen:

- welche Panelgruppen
- mit welcher Image Version
- über welchen Kommunikationsweg
- mit welchen Versionen der angegebenen Steuerungen kommunizieren können

**Übersicht zur Kommunikation zwischen Panel und Steuerung**

**Legende**

- \* "A" = Es ist eine direkte HMI-Verbindung (ohne zusätzliche Einstellungen) projektierbar. Wie diese Verbindung eingerichtet wird, erfahren Sie unter der Beitrags-ID: > 89852595.
- \* "A\*" = Aktivieren Sie den "Zugriff über PUT/GET-Kommunikation" für eine Kommunikation zur Steuerung SIMATIC S7-1500 bzw. S7-1200 V4. Folgen Sie dazu der Anleitung "PUT und GET aktivieren" (siehe Bild 04). Anschließend ist der entsprechende Kommunikationstreiber projektierbar.
- \* "S" = Für diese Panel existiert kein Kommunikationstreiber in der entsprechenden Version des TIA Portals. Entsprechend der weiter unten stehenden Anleitung, können sie trotzdem eine Verbindung einrichten.

Panel-Gruppe	Image Version			Kommunikationsweg zur Steuerung			
	V11	V12	V13 SP1	S7-1200		S7-1500	
				V1	V2, V3	V4	bis V1.7

### Vorteile

- Kurzfristige Hilfe zu technischen und anwendungsspezifischen Themen
- Praxisgerechte Applikationen mit Problemlösungen
- Oft mit Downloads und Quellcodes

### Standardformat

PDF, WEB

### Download

[Siemens Industry Online Support](#)

### Beispiele (bitte anklicken)

- 1
- 2
- 3

# Applikations- beispiele

# Applikationsbeispiele Learning-By-Doing und fertige Lösungen

## Dokumente

Beitragstyp: Anwendungsbeispiel, Beitrags-ID: 84137106, Beitragsdatum: 08.06.2015

★★★★★ (3)  
> Bewerten

### Technische Konzepte mit Schalttechnik in Wind Turbinen


Beitrag | Betrifft Produkt(e)

Applikations-Beispiele zeigen hier Möglichkeiten, wie Schalttechnik effizient eingesetzt werden kann und die Kommunikation über die SPS zum Betreiber einen sicheren Betrieb der WKA ermöglicht.


#### Aufgabenstellung:

In Windkraftanlagen (WKA = Wind Turbine) befinden sich neben dem großen Generator zahlreiche elektrische Komponenten, die für den sicheren Betrieb sorgen. Beispiele sind Yaw, Pitch, Kühlen, Heizen usw. (Hilfs-Gewerke = Auxiliaries). Extreme Anforderungen in elektrischer und mechanischer Hinsicht erfordern robuste und dennoch kostenoptimierte Konzepte. Diagnose-Informationen müssen vorbeugende Wartung zielgerichtet ermöglichen und Stillstände vermeiden.

#### Wind Turbine



#### Wind Turbine



#### Lösung:

Applikations-Beispiele zeigen hier Möglichkeiten, wie Schalttechnik effizient eingesetzt werden kann und die Kommunikation über die SPS zum Betreiber einen sicheren Betrieb der WKA ermöglicht.

#### Downloads:

- Technical\_Concepts\_with\_Switchgears\_CE-FE-VI-002-V30.pdf (2,0 MB)
- Confirmation\_Contactors\_3RT\_for\_Wind\_Turbines.pdf (1,0 MB)
- Confirmation\_Limit\_Switches\_3SE5.pdf (165,6 KB)
- Confirmation\_Test\_Certificate\_Load\_Feeders.pdf (636,8 KB)
- Technical\_Concepts\_Article\_Numbers.xlsx (16,5 KB)


### Schutztürüberwachung mit automatischem Start bis SIL 3 nach IEC 62061 bzw. PL e nach ISO 13849-1 mit/ohne betriebsmäßigem Schalten mit einem SIRIUS Sicherheitsschaltgerät 3TK28 mit Hilfsschützen (CD-FE-I-022-V30-DE)

Beitrag | Betrifft Produkt(e)

#### Aufgabenstellung

Schutztürüberwachung mit automatischem Start bis SIL 3 nach IEC 62061 bzw. PL e nach ISO 13849-1 mit/ohne betriebsmäßigem Schalten mit einem SIRIUS Sicherheitsschaltgerät 3TK28 mit Hilfsschützen

Dieses Safety Functional Example beschreibt eine trennende Schutzvorrichtung in Form einer Schutztür. Die am häufigsten eingesetzte Lösung im Bereich von Anlagen und Maschinen ist die Absicherung von Gefahrenbereichen mit mechanisch trennenden Schutzvorrichtungen oder Zugangsklappen. Hier gilt es das unbefugte Betreten von Anlagenbereichen zu verhindern, sowie eine gefährbringende Maschinenfunktion zu verhindern, wenn die Schutzvorrichtung nicht geschlossen ist.



## Vorteile

- Nutzung von bereits bestehenden Quellcodes
- Tutorial-Charakter

## Standardformat

PDF, WEB

## Download

[Siemens Industry Online Support](#)

## Beispiele (bitte anklicken)

1

2

# Downloads



# Downloads

## Firmware-Updates und Parametrierungs-/Projektierungssoftware

### Dokumente

> Download IODD file for SIRIUS Temperature Monitoring Relays for IO-Link 3RS14, 3RS15	03/05/2015
IODD file for SIRIUS Temperature Monitoring Relays for IO-Link 3RS14, 3RS15 for Products:...	ID: 69017084
Siemens_SIRIUS_3RS1_IODD.zip (349,8 KB)...	☆☆☆☆☆ (0)
For products: 3RS1440-1HB50, 3RS1540-1HB80,...	▶ All products
> Download IODD file for SIRIUS Monitoring Relays IO-Link 3UG48	03/05/2015
IODD file for SIRIUS Monitoring Relays IO-Link 3UG48 for Products:...	ID: 69016654
Siemens_SIRIUS_3UG48_IODD.zip (550,8 KB)...	
For products: 3UG4822-2AA40, 3UG4832-2AA40,...	▶ alle Produkte
> Download IODD file for SIRIUS 3SU1 Electronic Mo	
IODD file for SIRIUS 3SU1 Electronic Module 8DIQ for	
IODD.ZIP (109,0 KB)...	
For products: 3SU1400-1HL10-6AA0, 3SU1400-2HL10	
> Download IODD file for SIRIUS ID Key-Operated Sw	
IODD file for SIRIUS ID Key-Operated Switch 3SU1 for	
20150310-IODD.zip (52,1 KB)...	
For products: 3SU1000-4WS10-0AA0, 3SU1030-4WS	
> Download IODD file for SIRIUS Function Module IO	
IODD file for SIRIUS Function Module IO-Link 3RA27...	
KB)...	
For products: 3RA2711-2DB00, 3RA2711-1AA00,...	▶ alle Produkte
> Download IODD File for SIRIUS 3RR24 (IO-Link)	
IODD File for SIRIUS Monitoring Relays 3RR24 for pro	
( 124 KB )...	
For products: 3RR2442-1AA40, 3RR2441-2AA40,...	▶ alle Produkte
> Download IODD file for SIRIUS Overload Relay IO-L	
IODD file for SIRIUS Overload Relay IO-Link 3RB24...	
KB)...	
For products: 3RB2483-4AA1, 3RB2483-4AC1	
> Download IODD file for SIRIUS Compact Starter IO	
IODD file for SIRIUS Compact Starter IO-Link 3RA64 /	
IODD_1_0_1.zip ( 53 KB )...	
For products: 3RA6500-2DB43, 3RA6500-2AB42,...	▶ alle Produkte
> Download IODD-Datei für SIRIUS Temperaturüberwachungsrelais 3RS14, 3RS15 für IO-Link	
IODD-Datei für SIRIUS Temperaturüberwachungsrelais 3RS14, 3RS15 für IO-Link für Produkte:...	
Für Produkte: 3RS1440-1HB50, 3RS1540-1HB80,...	▶ alle Produkte
> Download IODD-Datei für SIRIUS Überwachungsrelais 3UG48	
IODD-Datei für SIRIUS Überwachungsrelais 3UG48 für Produkte:...	
Für Produkte: 3UG4822-2AA40, 3UG4832-2AA40,...	▶ alle Produkte
> Download IODD-Datei für SIRIUS Funktionsmodul 3RA27	
IODD-Datei für SIRIUS Funktionsmodul 3RA27...	
Für Produkte: 3RA2711-2DB00, 3RA2711-1AA00,...	▶ alle Produkte
> Download IODD-Datei für SIRIUS 3RR24 (IO-Link)	
IODD-Datei für Überwachungsrelais SIRIUS 3RR24 für Produkte:...	
Für Produkte: 3RR2442-1AA40, 3RR2441-2AA40,...	▶ alle Produkte
> Download IODD-Datei für SIRIUS Überlastrelais 3RB24	
BESCHREIBUNG: IODD-Datei für SIRIUS Überlastrelais 3RB24 Siemens-SIRIUS-3RB24-	
IODD1_0_1.zip ( 50 KB )...	
Für Produkte: 3RB2483-4AA1, 3RB2483-4AC1	
> Download IODD-Datei für SIRIUS Kompaktabzweig 3RA64 / 3RA65	
IODD-Datei für SIRIUS Kompaktabzweig 3RA64 / 3RA65...	
Für Produkte: 3RA6500-2DB43, 3RA6500-2AB42,...	▶ alle Produkte
> Download IODD-Datei für SIMATIC RF220R (IO-Link)	
IODD-Datei für RFID-Reader SIMATIC RF220R (IO-Link) für Produkt:...	
IODD_Siemens-RF220R-20120118-IODD1_0_1.zip ( 105 KB )...	
Für Produkte: 6GT2821-2AC32	
> Download IODD-Datei für SIMATIC RF210R (IO-Link)	
IODD-Datei für RFID-Reader SIMATIC RF210R (IO-Link) für Produkt:...	
IODD_Siemens-RF210R-20120118-IODD1_0_1.zip ( 25 KB )...	
Für Produkte: 6GT2821-1AC32	

### Vorteile

- Neueste Versionen immer online verfügbar
- Kurze Aktualisierungszeiten

### Download

[Siemens Industry Online Support](#)

### Beispiele (bitte anklicken)





# Support und Technical Assistance

Wählen Sie ein Thema ►

- **Siemens Industry Online Support Portal**  
Produktinformationen und Anwendungsbeispiele
- **Suchen und filtern**  
Alternativen zum Finden von Informationen
- **Persönlicher Bereich**  
Informationen sammeln und individualisieren
- **Forum**  
Mit anderen Erfahrungen austauschen

# Siemens Industry Online Support Portal

# Siemens Industry Online Support Portal

## Produktinformationen und Anwendungsbeispiele

**SIEMENS**  
Ingenuity for life

### Support und Technical Assistance


#### Ihre Ausgangssituation:

Sie benötigen umfassende und detaillierte technische Informationen zu Produkten oder suchen nach Anwendungsbeispielen für Ihre geplante Applikation.

#### Unser Angebot: Siemens Industry Online Support

- Allgemeine Produktinformationen
- Suche mit Hilfe der Artikelnummer (MLFB)
- Support-Dokumente – wie FAQ's, Handbücher, Datenblätter, Zertifikate
- Applikationsbeispiele
- Technisches Forum, Support Request

<http://support.industry.siemens.com>



# Siemens Industry Online Support Startseite

**SIEMENS**  
*Ingenuity for life*

## Support und Technical Assistance

### Support-Bereiche

#### Produktsupport

Detailinformationen und Dokumente zu bestimmten Artikeln

#### Anwendungsbeispiele

Tools und Beispiele zur Lösung einer bestimmten Aufgabe

#### Services

Informationen zu Industry Services von Siemens

#### Forum

Austausch mit und Hilfe von anderen Anwendern

#### mySupport

Persönlicher Bereich und Zugang zu individuellen Handbüchern, CAx-Daten-Downloads und Support-Anfragen

The screenshot shows the Siemens Industry Online Support homepage. At the top right, there are links for 'Intranet', 'Register', and 'Log in'. The main header area includes the 'Industry Online Support Home' title. Below this is a navigation menu with 'Industry Online Support Deutschland', 'Deutsch', 'Contact', 'Help', 'Support Request', and 'Site Explorer'. A search bar is located on the right side of the navigation menu. The main content area is divided into several sections: 'The new Industry Online Support is here' with a lightbulb icon, 'Searching for product information' with a search input field, 'You are looking for' with a list of links (FAQs, Manuals, Downloads, Application Examples), 'Our service offer' with a list of services (Plant Data Services, Training Services, Support & Consulting Services, Spare Part Services, Repair Services, Field & Maintenance Services, Retrofit & Modernization Services), and 'News' with a list of recent articles. A 'mySupport Cockpit' section is also visible, containing links for 'Favorites', 'Personal messages', 'My requests', 'CAx downloads', and 'User online (0)'. A sidebar on the left lists navigation options: 'Home', 'Product Support', 'Application Examples', 'Services', 'Forum', and 'mySupport'.

Anmeldung  
oder Registrierung

Schlagwortsuche

z.B. Schütz 5,5 kW

Direktsuche nach  
Artikelnummern

z.B. [3RT20151AB01](#)  
oder [3RV10210AA10](#)

Neueste Beiträge  
und Informationen

# Suchen und filtern

# Suchen und filtern

## Suchen – Schlagwortsuche

### Support und Technical Assistance

The screenshot shows the Siemens Industry Online Support website. The header includes the Siemens logo, navigation links for 'Intranet', 'Register', and 'Log in', and the page title 'Industry Online Support Home'. Below the header is a navigation bar with links for 'Industry Online Support Deutschland', 'Deutsch', 'Contact', 'Help', 'Support Request', and 'Site Explorer'. The main content area is divided into several sections:

- Home**: A list of links for 'Product Support', 'Application Examples', 'Services', 'Forum', and 'mySupport'.
- The new Industry Online Support is here**: A promotional banner with a lightbulb icon and a 'Register today' call to action, explaining that users can access a full range of functions for free.
- Searching for product information**: A section with a search box for 'Product/Article No.' and a brief description of the search functionality.
- You are looking for**: A list of links for 'FAQs', 'Manuals', 'Downloads', and 'Application Examples', along with a link for 'important issues at a glance'.
- Our service offer**: A section describing various services offered, including 'Plant Data Services', 'Training Services', 'Support & Consulting Services', 'Spare Part Services', 'Repair Services', 'Field & Maintenance Services', and 'Retrofit & Modernization Services'.
- mySupport Cockpit**: A section with links for 'Favorites', 'Personal messages', 'My requests', and 'CAX downloads', along with a 'User online (0)' indicator.
- Are we helping you? Help us!**: A section with thumbs up/down icons and a 'Tell us what you think' link.
- News**: A section with a list of recent news items, including updates on 'SITRANS FUS060 PA Quick Start' and 'SITRANS FUS060 HART Quick Start'.

### Schlagwortsuche

Geben Sie auf der Startseite ein oder mehrere Schlagwörter ein, zum Beispiel:

- Schütz 5,5 KW S7 1200
- Frequenzumrichter 11 KW

Bestätigen Sie mit **Return**.


# Suchen und filtern

## Suchen – Schlagwortsuche

### Support und Technical Assistance

#### Filtern nach Dokumentenarten

Sie können Ihre Suche verfeinern, indem Sie die gesuchte Dokumentenart eingrenzen.



#### Produktergebnisse

Sie erhalten hier alle Artikelnummern, die zu Ihrem Suchbegriff gefunden wurden.

#### Unsere Empfehlung:

Suchen Sie immer erst das passende Produkt, bevor Sie weitere Dokumente dazu suchen.

**Product links**

- > 3RT2524-2NF30 4POL.CONTACTOR, AC3: 5,5KW, UC 95...130V
- > 3RT2524-2NF30-ZX95 4POL.CONTACTOR, AC3: 5,5KW, UC 95...130V
- > 3RT2524-2NF30-ZW96 4POL.CONTACTOR, AC3: 5,5KW, UC 95...130V
- > 3RT1024-1AG28-DKS2-ZW96 CONTACTOR AC-3 5,5 KW/400 V
- > 3RT1024-1AG28-DKS2-ZX95 CONTACTOR AC-3 5,5 KW/400 V

**278 Entries** Filtered by: **contactor 5,5 kw**

Entries per page: 20 | 50 | 100 | << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >>

Relevance descending

- > Manual **Manual SIRIUS Innovations - SIRIUS 3RT2 Contactors / Contactor assemblies** 11/24/2014  
10/2014, Manual, A5E03656507120A/RS-AB/003, 3ZX1012-0RT20-5AC1  
For products: 3RT2, 3RH2, 3RA23, 3RA24  
Versions of this manual **★★★★★ (2)**
- > Product note **Sales release: Addition of size S2 contactors to the SIRIUS modular system** 09/12/2014  
**INTRA** ID: 101094546  
SIRIUS Innovations size S2 is the further development of the SIRIUS modular system up to 37kW with its wide portfolio of switching, protection and monitoring devices, load feeders, and function modules... **☆☆☆☆☆ (0)**  
For products: 3RT2924-5AU21, 3RT2016-1CF07-ZX95,... > All products

**Results in areas**

- Product Support**
  - > SIRIUS 3RT10 Contactors, 3-pole (157)
  - > SIRIUS 3RT10 Contactors, 3-pole (146)
  - > SIRIUS 3RT20 Contactors, 3-pole (138)
  - > SIRIUS 3RT20 Contactors, 3-pole (132)
  - > Accessories (129)
- Forum**
  - > Industrial Controls (1)
  - > SIMATIC S7-1200 (1)
  - > SINAMICS (1)
- Results in PridaNet**
  - > Hardware(999)
  - > Machine data(1)

#### Weitere Produkte anzeigen

Wenn sehr viele Artikelnummern gefunden werden, können Sie hier alle anzeigen und das passende Produkt suchen.



#### Gefundene Dokumente

Sie erhalten hier die Übersicht der gefundenen Dokumente zu Ihren Suchbegriffen.

# Suchen und filtern

## Suchen – Artikelsuche

### Support und Technical Assistance

Produkt-Support aufrufen

oder

Produkt-Direktsuche

Geben Sie hier eine Artikelnummer oder einen Teil einer Artikelnummer ein. Die Autovervollständigung hilft Ihnen dabei, das richtige Produkt zu finden.

Klicken Sie ein Produkt an oder drücken Sie **Enter/Return**, um die Suche zu starten.

The screenshot shows the Siemens Industry Online Support website. The main navigation bar includes 'Intranet', 'Register', and 'Log in'. The page title is 'Industry Online Support Home'. The breadcrumb trail is 'Industry Online Support Deutschland > Deutsch'. The main content area features a search bar with 'RT2015' entered. Below the search bar, there are two columns of search results. The left column lists product codes and descriptions, such as '3RT2015 -1AB01 CONTACTOR, AC3:3KW 1NO AC24V 50/60HZ'. The right column lists 'service offer' items like 'Plant Data Services' and 'Training Services'. A 'You would like to' section is visible at the bottom left, and a 'News' section is at the bottom right. The page also includes a 'mySupport Cockpit' with links to 'Favorites', 'Personal messages', and 'My requests'.

# Suchen und filtern

## Suchen – Artikelsuche

### ▶ Support und Technical Assistance

#### 1. Produktinformationen aufrufen

Wenn Sie einen Artikel gefunden haben, können Sie weitere Informationen zum Produkt aufrufen.

#### 2. Dokumente zum Artikel

Hier finden Sie alle Dokumente, die zum Artikel gefunden wurden.

The screenshot shows the Siemens Industry Online Support interface. At the top, there's a navigation bar with 'Intranet', 'Registrieren', and 'Anmelden'. Below that, the main header includes 'Industry Online Support' and 'Produkt Support'. A search bar is visible on the right. The main content area shows search results for '3RT2015-1AB01'. The first result is a product entry with a thumbnail image of a circuit breaker and the text: '3RT2015-1AB01 SCHUETZ, AC3:3KW 1S AC24V 50/60HZ SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 1S, AC 24V, 50/60 HZ, 3POL, BGR. S00 SCHRAUBANSCHLUSS'. Below this, there are two FAQ entries. The first FAQ is titled 'SIRIUS Schaltgeräte IE3ready - Übersicht aller Geräte' and has a rating of 4 stars. The second FAQ is titled 'Was muss für Schaltgeräte bei einem Motoraustausch mit einem IE3-Motor in einer bestehenden Anlage beachtet werden?' and has a rating of 5 stars. On the right side of the page, there is a 'mySupport Cockpit' section with links for 'Favoriten', 'Persönliche Nachrichten', 'Meine Anfragen', 'CAX-Downloads', and 'Benutzer online (69)'. At the bottom right, there is a 'Produktinformationen' section.

# Suchen und filtern

## Suchen – Artikeldetails und technische Daten

### Support und Technical Assistance

#### Artikeldetails

Hier sehen Sie weitere Details zum Produkt.

**3RT2015-1AB01**  
SCHUETZ,AC3:3KW 1S AC24V 50/60HZ

Produktdetails Technische/CAX-Daten



SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 1S, AC 24V, 50/60 HZ, 3POL, BGR. S00 SCHRAUBANSCHLUSS

**Ansprechpartner für das Produkt**

Technical-Assistance CE, I IA


I IA CE MK&ST 1

Telefonnummer:

+49(911)895-5900

[technical-assistance@siemens.com](mailto:technical-assistance@siemens.com)

#### Produktlebenslauf



**3RT2015-1AB01**  
SCHUETZ,AC3:3KW 1S AC24V 50/60HZ

Produktdetails Technische/CAX-Daten

#### Übersicht

Technische Daten

CAX-Daten

#### Technische Daten

Artikelnummer **3RT2015-1AB01**  
SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 1S, AC 24V, 50/60 HZ, 3POL, BGR. S00 SCHRAUBANSCHLUSS



Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Schütz 3RT2
<b>Allgemeine technische Daten:</b>	
Baugröße des Schützes	S00
Produktweiterung	
• Funktionsmodul für Kommunikation	Nein
• Hilfschalter	Ja
Isolationsspannung	690 V
• Bemessungswert	6 kV
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	400 V
maximal zulässige Spannung für sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten gemäß EN 60947-1	
Schutzart IP	IP20
• frontseitig	

#### Technische Daten

Unter **Technische CAX-Daten** erhalten Sie das technische Produktdatenblatt mit alle wichtigen technischen Eigenschaften des Produktes.

# Suchen und filtern

## Filtern – Filtern im Produktbaum

### Support und Technical Assistance



### Filtern im Produktbaum

Hier können Sie im Siemens-Produktbaum navigieren. Die Suchergebnisse werden automatisch eingegrenzt, wenn Sie einen Baumknoten auswählen.

#### Achtung:

Wenn Sie bereits eine Artikelnummer festgelegt haben, können Sie nicht mehr im Baum navigieren.

**Filterkriterien für Beiträge**

Produktbaum: Alle | Suchbegriff eingeben...

Produkt: 3RT2015-1AB01 | Beitragstyp: Alle | Datum: Von - Bis

3RT2015-1AB01  
SCHUETZ, AC3:3KW 1S AC24V 50/60HZ  
SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 1S, AC 24V

**Filterkriterien für Beiträge**

- Antriebstechnik (8810)
- Automatisierungstechnik (56286)
- Automatisierungssysteme (26649)
- Bedien- und Beobachtungssysteme (6616)
- Identifikationssysteme (3217)
- Industrielle Kommunikation (12662)
- Industrielle Schaltechnik (6756)
- Industrielle Kommunikation (1643)**
- Schaltgeräte (1753)
- Schutzgeräte (2371)
- Verbraucherabzweige und Motorstarter (859)
- Überwachungs- und Steuergeräte (844)
- Sicherheitstechnik (386)

Alle Filter aufheben

Filter speichern | Filter laden | E-Mail bei Update

# Suchen und filtern

## Filtern – Produktfilter

### Support und Technical Assistance



### Produktfilter

Hier können Sie eine Artikelnummer eingeben. Wenn Die Artikelnummer nicht vollständig ist, wird eine Vorschau angezeigt.

The screenshot shows the 'Filterkriterien für Beiträge' (Filter criteria for contributions) interface. The main filter is set to 'Produktbaum' (Product tree) with 'Alle' (All) selected. A search bar contains 'Suchbegriff eingeben...'. The 'Produkt' (Product) field is set to '3RT2015-1AB01'. Below this, a preview of the product '3RT2015-1AB01' is shown, including an image and technical specifications: 'SCHUETZ, AC3:3KW 1S AC24V 50/60HZ' and 'SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 1S, AC 24V'. A secondary filter window is open, showing a list of products starting with '3RT2015-1AB01'. The list includes various configurations of the circuit breaker, such as '3RT2015 -1AB02', '3RT2015 -1AD01', etc. The interface also includes buttons for 'Alle Filter aufheben' (Remove all filters), 'Filter speichern' (Save filter), 'Filter laden' (Load filter), and 'E-Mail bei Update' (E-mail on update).

Produkt	Beitragstyp	Datum
3RT2015 -1AB01	SCHUETZ, AC3:3KW 1S AC24V 50/60HZ	Von
3RT2015 -1AB02	SCHUETZ, AC3:3KW 1OE AC24V 50/60HZ	
3RT2015 -1AD01	SCHUETZ, AC3:3KW 1S AC42V 50/60HZ	
3RT2015 -1AD02	SCHUETZ, AC3:3KW 1OE AC42V 50/60HZ	
3RT2015 -1AF01	SCHUETZ, AC3:3KW 1S AC110V 50/60HZ	
3RT2015 -1AF02	SCHUETZ, AC3:3KW 1OE AC110V 50/60HZ	
3RT2015 -1AG61	SCHUETZ, AC3:3KW, 1S, AC100..110V 50..60HZ	
3RT2015 -1AG62	SCHUETZ, AC3:3KW, 1OE, AC100..110V 50..60HZ	
3RT2015 -1AH01	SCHUETZ, AC3:3KW 1S AC48V 50/60HZ	
3RT2015 -1AH02	SCHUETZ, AC3:3KW 1OE AC48V 50/60HZ	
3RT2015 -1AK61	SCHUETZ, AC3:3KW 1S AC110V50HZ/120V60HZ	
11 3RT2015 -1AK62	SCHUETZ, AC3:3KW 1OE AC:110V50HZ/120V60HZ	

# Suchen und filtern

## Filtern – Filtern nach Beitragstyp

### ▶ Support und Technical Assistance

Filterkriterien für Beiträge

Produktbaum: Alle | Suchbegriff eingeben... | Alle Filter aufheben

Produkt: 3RT2015-1AB01 | Beitragstyp: Alle | Datum: Von - Bis

3RT2015-1AB01  
SCHUETZ,AC3:3KW 1S AC24V 50/60HZ  
SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 1S, AC 24V, 50/60 HZ, 3POL, BGR. S00 SCHRAUBANSCHLUSS

Beitragstyp

- Alle
- Anwendungsbeispiel (1)
- Download (0)
- FAQ (73)
- Handbuch (10)
- Kennlinie (0)
- Produktmitteilung (7)
- Software-Archiv (0)
- Technische Daten (1)
- Zertifikat (29)

Filter speichern | Filter laden | E-Mail bei Update

### Filtern nach Beitragstyp

Wählen Sie hier, nach welcher Art von Dokumenten Sie suchen. Sie erhalten auch eine Vorschau, wie viele Elemente vorhanden sind.

# Suchen und filtern

## Filtern – Filtern für bestimmte Beitragstypen

### Support und Technical Assistance

#### Filter für bestimmte Beitragstypen

Wenn Sie nach einem bestimmten Beitragstyp filtern möchten, können Sie teilweise weitere Detailfilter anwenden. In diesem Beispiel wurde der Beitragstyp **Zertifikate** gewählt. Sie können jetzt weitere zertifikatsbezogene Filter setzen.

**Filterkriterien für Beiträge**

Beispiel Produktbaum: Alle

Suchbegriff eingeben...

Alle Filter aufheben

Produkt: 3RT2015-1AB01

Beitragstyp: Zertifikat (29)

Datum: Von - Bis

Zertifikat-Art: Alle

Zertifikat: Alle

Zulassungsstelle: Alle

**Zertifikat**

- Alle
- ABS / American Bureau of Shipping (1)
- Baumusterbescheinigung (1)
- Bestätigungen (5)
- BV / Bureau Veritas (1)
- CCC (1)
- CSA (2)
- DNV / Det Norske Veritas (1)
- GL / Germanischer Lloyd (1)
- Hausgebrauch und ähnliche Zwecke (2)
- LR (Lloyds Register) (1)
- PRS / Schiffsregister in Polen (1)
- RINA / Registro Italiano Navale (1)
- RMRS / Russian Maritime Register (1)
- spezielle Prüfbescheinigungen (2)
- Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis (2)
- UL (1)
- Umweltbestätigung (1)
- EG/EU-Konformitätsbescheinigung (1)
- EAC (3)

**3RT2015-1AB01**  
SCHUETZ, AC-3:3KW 1S AC24V 50/60HZ  
SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 1S, AC 24V, 50/60 HZ, 3POL, BGR. S00 SCHRAUBANSCHL

> Produktdetails > Technische Daten

Filter speichern | Filter laden | E-Mail bei Update

# Suchen und filtern

## Filtern – Zusatzfunktionen

### ▶ Support und Technical Assistance

#### Filter laden

Hier können Sie einen zuvor gespeicherten Filter laden.

**Filterkriterien für Beiträge**

↳ Produktbaum  
Alle

Produkt: 3RT2015-1AB01   Beitragstyp: Alle Datum: Von  – Bis

> Produkt suchen



**3RT2015-1AB01**  
SCHUETZ,AC3:3KW 1S AC24V 50/60HZ  
SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 1S, AC 24V, 50/60 HZ, 3POL, BGR. S00 SCHRAUBANSCHLUSS

> Produktdetails > Technische Daten

|  |

#### Filter speichern

Sie können den aktuell gesetzten Filter speichern.  
Hierfür müssen Sie angemeldet sein.  
Dies ermöglicht ein schnelles und komfortables  
Laden einer Suche.

#### Benachrichtigungen setzen

Der einfachste Weg ist, sich per E-Mail über neue Dokumente benachrichtigen zu lassen. Hierfür müssen Sie registriert und angemeldet sein.

# Suchen und filtern

## Filtern – Ergebnisse

### Support und Technical Assistance

**Filterkriterien für Beiträge**

Er Produktbaum  
Alle

Produkt: 3RT2015-1AB01

Beitragstyp: Zertifikat (29)

Datum: Von  Bis

Zertifikat-Art: Alle  Zertifikat: Alle  Zulassungsstelle: Alle  Land: Alle

**3RT2015-1AB01**  
SCHUETZ, AC3:3KW 1S AC24V 50/60HZ  
SCHUETZ, AC-3, 3KW/40DV, 1S, AC 24V, 50/60 HZ, 3POL, BGR. S00 SCHRAUBANSCHLUSS  
[> Produktdetails > Technische Daten](#)

**29 Beiträge** bei Filterung nach '3RT2015-1AB01' und 'Zertifikat'  
Beiträge pro Seite: 20 | 50 | 100 |

**Aktionen**

- Zertifikat Prüfbescheinigungen, Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis, Hersteller**  
Prüfbescheinigung 2999  
Für Produkte: 3RT201, 3RT231, 3RT251, 3RA231...  02.06.2015  
ID: 42698002  
[> Details / Download](#)  
☆☆☆☆☆ (0)
- Zertifikat allgemeine Produktzulassung, CCC, CQC**  
CCC Zertifikat 2010010304438077  
Für Produkte: 3RT2.1
- Zertifikat Konformitätserklärung, EG/EU-Konformitätsbescheinigung, Hersteller**  
EG Konformitätserklärung 3RT2 2961  
Für Produkte: 3RT20; 3RH2; 3RA23; 3RA24; 3RH29
- Zertifikat allgemeine Produktzulassung, CSA, CSA**  
CSA-Zertifikat 3RT201, 3RT231, 3RT251 165071-2227270  
Für Produkte: 3RT201, 3RT231, 3RT251
- Zertifikat allgemeine Produktzulassung, UL, UL**

### Detailansicht zum Beitrag öffnen

Klicken Sie auf **Details**, um beispielsweise weitere Sprachen des Dokuments zu erhalten.

### Dokument öffnen

Wenn Sie auf ein Ergebnis klicken, wird das Dokument direkt geöffnet.

### allgemeine Produktzulassung, CCC, CQC

Beitrag

**Zertifikatsnummer:** 2010010304438077  
**Zertifikatsname:** CCC Zertifikat  
**Zertifikat-Art:** allgemeine Produktzulassung  
**Zertifikat:** CCC  
**Zulassungsstelle:** CQC  
**Länder:** China  
**Beschreibung / Thema** allgemeine Produktzulassung, CCC, CQC

# Persönlicher Bereich

# Persönlicher Bereich Registrieren und anmelden



## ▶ Support und Technical Assistance

### 1. Registrieren

Um alle Funktionen im vollen Umfang nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, klicken Sie auf der Startseite auf **Registrieren** und folgen den Anweisungen.

### 2. Anmelden

Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an, um zum persönlichen Bereich zu gelangen.



3. mySupport öffnen

# Persönlicher Bereich

## Persönliche Nachrichten

### ▶ Support und Technical Assistance



### Persönliche Nachrichten

Sie können mit anderen Nutzern in Kontakt treten und sich über Nachrichten austauschen. Oft kommt es vor, dass aus einer Forum-Diskussion ein privates Gespräch entsteht, bei dem Sie sich mit einem anderen Nutzer intensiv austauschen.




# Persönlicher Bereich Individuelle Benachrichtigungen

## Support und Technical Assistance



### Benachrichtigungen

Hier können Sie alle Benachrichtigungen verwalten, die Sie im Portal gespeichert haben. Beispielsweise sehen Sie hier die gespeicherten Filter-Benachrichtigungen.



### E-Mail-Benachrichtigung im Suchfilter

# Persönlicher Bereich


## Gespeicherte Filter und Suchen aufrufen

### ▶ Support und Technical Assistance



### Filter

Hier können Sie alle gespeicherten Filter einsehen und verwalten.



### Filter laden und speichern

# Persönlicher Bereich

## Persönliche Favoriten verwalten

### Support und Technical Assistance



#### Favoriten

Sie können Beiträge und Dokumente zu Ihren Favoriten hinzufügen, auf die Sie hier unter Favoriten direkten Zugriff haben. So können Sie schnell zu bestimmten und wichtigen Dokumenten springen.



#### mySupport Cockpit

Wenn Sie ein FAQ oder ein Handbuch geöffnet haben, können Sie den Beitrag im mySupport Cockpit jederzeit zu Ihren Favoriten hinzufügen.

# Persönlicher Bereich Schlagwörter verwalten

## Support und Technical Assistance



### Tagging / eigene Notizen zu Beiträgen

Beim Anlegen eines Favoriten können Sie Schlagwörter hinterlegen. Diese finden Sie jederzeit im rechten Bereich unter **mySupport Cockpit**. So gelangen Sie schnell zu Ihren wichtigsten Dokumenten.



Ihre Schlagwörter

# Persönlicher Bereich

## Individuelle Handbücher erstellen

### ▶ Support und Technical Assistance



#### Individuelle Handbücher erstellen

Hier können Sie Ihre eigenen und individuell zusammengestellten Handbücher verwalten. Eine detaillierte Anleitung erhalten Sie [hier](#).

# Persönlicher Bereich CAx-Daten herunterladen

## ▶ Support und Technical Assistance



### CAx-Daten herunterladen

Hier können Sie Massenausleitungen mit CAD- / CAE-Daten sowie Dokumenten wie Handbücher, Zertifikate und Datenblätter durchführen. Eine detaillierte Anleitung erhalten Sie [hier](#).

# Persönlicher Bereich Support-Anfrage erstellen

## ▶ Support und Technical Assistance



### Anfragen / Support-Requests


Hier können Sie ein Support Request erstellen, bei dem Sie Hilfe von unserem technischen Support erhalten. Nutzen Sie diese Anfrage, wenn Sie im Portal nichts zu Ihrer Problemstellung finden können. In der Regel erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden Antwort oder es setzt sich ein Experte mit Ihnen in Verbindung.



# Forum

# Forum Öffnen

## Support und Technical Assistance



Forum öffnen

Navigation

- Produkt Konferenzen
- Allgemeine Konferenzen
- Forums-Management
- Quicklinks

Willkommen, Schullebernd. Ihr letzter Besuch war am 06.07.2015 14:17.

### Konferenzübersicht

Liste aller Konferenzen dieses Bereichs

Suchen in "Forum"

nach


Aktionen ▶ Legende  Filter bearbeiten  Filter laden

Titel	Letzter Beitrag	Themen
<b>Produkt Konferenzen</b>		
> Logikmodul LOGO! Software, Hardware, Zubehör, Programmierung 4 Experten	> letzte 5 Störmeldungen in einem Bild an TDE von: <a href="#">ixog5</a> 06.07.2015 14:00	gesamt: 3968 aktuell: 4
> SIMATIC TDC, FM458, T400 Regelsystem SIMATIC TDC, FM458, T400 1 Experte	> C-Code zur Einbindung der Funktion "Anzahl Anschlüsse" von: <a href="#">Kampj</a> 22.04.2014 11:54	gesamt: 9 aktuell: 0
> SIMATIC S5 / STEP 5 Software, Hardware, Zubehör, Programmierung 1 Experte	> Steckerbelegung Steckleitung 728 von: <a href="#">Coatec</a> 19.06.2015 15:38	gesamt: 284 aktuell: 0
> Kommunikation / Netzwerke SIMATIC NET - Industrial Ethernet, PROFINET, Industrial M... 1 Experte	> Kommunikation S7 CPU315 CP 343 von: <a href="#">wezi</a> 06.07.2015 09:52	gesamt: 1851 aktuell: 4
> SIMATIC Modbus/TCP Modbus/TCP-Produkte für externe CPs, PN-CPU's und H-Systeme 2 Experten	> Probleme mit Modbus TCP Beispiel ID38586568 von: <a href="#">basell_TRS</a> 19.02.2015 15:18	gesamt: 29 aktuell: 0

## ▶ Support und Technical Assistance


### Produkt-Konferenzen

Suchen Sie hier nach Foren zu bestimmten Produkten.



### Allgemeine Konferenzen

Hier finden Sie Foren zu allgemeinen Sachthemen und Tools.



# Forum Threads und Themen

## Support und Technical Assistance



### Beispiel

### Industrielle Schalttechnik

Navigation	
<input type="checkbox"/> Produkt Konferenzen	
> Logikmodul LOGO!	
> SIMATIC TDC, FM458, T400	
<input checked="" type="checkbox"/> SIMATIC S7 - Hardware	
> SIMATIC S5 / STEP 5	
> Kommunikation / Netzwerke	
> SIMATIC Modbus/TCP	
> Dezentrale Peripherie	
> Programmiergeräte	
> PC-based Automation	
> Industrie-PC SIMATIC PC	
<input checked="" type="checkbox"/> Industrie Software	
> Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7	
<input checked="" type="checkbox"/> Prozessleitsysteme Vorgängersysteme	
<input checked="" type="checkbox"/> Visualisierung	
> CNC Automatisierungssystem SINUMERIK	
> Umrichtersystem SIMODRIVE	
> SIMOVERT MASTERDRIVES	
> Motion Control System SIMOTION	
<input checked="" type="checkbox"/> SIMATIC Ident	
<input checked="" type="checkbox"/> Niederspannungs-Schalttechnik	
> Niederspannungs-Schalttechnik allgemein	
> <b>Industrielle Schalttechnik</b>	
> Niederspannungs-Energieverteilung und Installationstechnik	
<input checked="" type="checkbox"/> Gebäudetechnik	
<input checked="" type="checkbox"/> Allgemeine Konferenzen	

### Industrielle Schalttechnik

SIRIUS

Suchen in "Industrielle Schalttechnik"

nach

Aktionen | Legende | Experten **Neues Thema** | Filter bearbeiten | Filter laden

69 Einträge Einträge pro Seite: 10 | 20 | 50 | alle < | < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... > | >

<input type="checkbox"/> Thema	Letzter Beitrag	Antw.	Aufr.	Bewertung
<input type="checkbox"/> > SIRIUS 3SK1 Rückführkreisfehler von: <a href="#">capri-fan</a>	von: <a href="#">capri-fan</a> 02.07.2015 08:30	0	44	☆☆☆☆☆ (0)
<input type="checkbox"/> > Maximale Temperatur an 3RF2 Kühlkörper von: <a href="#">Elektroniker667</a>	von: <a href="#">Elektroniker667</a> 23.06.2015 13:37	2	103	☆☆☆☆☆ (0)
<input type="checkbox"/> > Sicherheitsschaltgerät 3TK2845 - wieviele Verbräuche... von: <a href="#">dynamicS</a>	von: <a href="#">LesPaul</a> 16.04.2015 09:45	1	575	☆☆☆☆☆ (0)
<input type="checkbox"/> > Betriebsleistung Sicherheitsschaltgerät von: <a href="#">Andi2411</a>	von: <a href="#">LesPaul</a> 21.11.2014 11:05	1	848	☆☆☆☆☆ (0)
<input type="checkbox"/> > Geräte Handbuch 3RF2 von: <a href="#">AH8756</a>	von: <a href="#">1test</a> 17.10.2014 10:57	1	787	☆☆☆☆☆ (0)
<input type="checkbox"/> > SiLi an 3SK1121-2CB41 erzeugt Gerätefehler von: <a href="#">FOSCHI</a>	von: <a href="#">FOSCHI</a> 30.09.2014 14:44	2	750	☆☆☆☆☆ (1)

Suchen Sie nach  
Threads/Themen

Öffnen Sie  
einen Thread  
aus der Liste

## Support und Technical Assistance

### Benutzerdetails aufrufen

Hier können Sie Details zum Autor eines Beitrags erfahren und Ihm z.B. eine persönliche Nachricht senden.

**Benutzerprofil:** [Avatar]

**Avatar**



**Benutzerdaten**

Pseudonym: [Name]  
Beigetreten: 24.10.2005 09:00  
Letzter Besuch: 02.07.2015 09:17  
Letzter Beitrag: 02.07.2015 08:30  
Beiträge: 11  
Bewertung: ☆☆☆☆☆ (0)

**Globale Rollen**

Mitglied

**Aktionen**

- > Benutzer zu Filter hinzufügen/entfernen
- > Themen dieses Benutzers ansehen
- > Vorschlag für Benutzer erstellen
- > Persönliche Nachricht senden
- > Benutzer ignorieren

**SIRIUS 3SK1 Rückführkreisfehler**

Erstellt von: [Name] am: 02.07.2015 08:30 (0 Antworten)

Bewertung ☆☆☆☆☆ (0)  
Dank 0

Aktionen ✱ Neuer Beitrag

1 Einträge

02.07.2015 08:30 Bewerten ☆☆☆☆☆ (0)


Hallo,

ich habe einen Aufbau mit Advanced Grundgerät mit einer Eingangserweiterung links und einer Ausgangserweiterung rechts. Rückwandbus-Schiebeschalter ist auf 1 gestellt. Sobald ich einschalte bekomme ich über die LED's einen Rückführkreisfehler angezeigt. Das Grundgerät und nur die Eingangs- Erweiterung links arbeiten einwandfrei. Nur wenn ich die Ausgangserweiterung mit in den Aufbau nehme, bekomme ich den Fehler. Laut pdf müssen die Rückführkontakte doch nicht mehr mit eingebunden werden, oder?

> Vorschlag > Bedanken Antwort Zitat ^

### Antworten

Sie können auf die Fragen anderer Benutzer antworten und somit Hilfestellung geben.



# CAX-Daten und Dokumente herunterladen

Wählen Sie ein Thema ►

- **Der CAX-Download-Manager**  
Mit wenigen Klicks zu den gewünschten Informationen

# Der CAX-Download-Manager

## Mit wenigen Klicks zu den gewünschten Informationen

### ▶ CAX-Daten und Dokumente herunterladen

Ihre

#### Ausgangssituation:

Sie benötigen für eine Liste von Siemens Artikelnummern Dokumente, CAE-/CAD-Daten oder technische Daten.

#### Unser Angebot: CAX Download-Manager

Produktdaten, Handbücher, Zertifikate, CAE und CAD-Daten herunterladen:

- Stammdaten
- Produktfotos, 3D-Modelle, Maßbilder
- Datenblätter
- Zertifikate / Zulassungen / Konformitätserklärungen
- Kennlinien
- Engineering-Daten für CAD- oder CAE-Systeme

<http://www.siemens.de/cax>

CAX – neuer Download

1. Produktnummern > 2. Formate auswählen > 3. Optionen auswählen > 4. CAX-Download erstellen

CAX-Datenarten

- 2D-Maßzeichnung (für NX, Solid Edge AutoCAD, etc.)
- 3D-Modell (für NX, Solid Edge AutoCAD, etc.)
- Anschlussbild (für COMOS, AutoCAD, etc.)
- Geräteschaltplan (für COMOS, AutoCAD, WSCAD, ELCAD, etc.)
- EPLAN electric P8 Makros (edz-Austauschformat) \*
- Datenblatt
- Handbuch / Betriebsanleitung
- Kennlinie
- Zertifikat
- Produktfoto
- Produktstammdaten exportieren \*\*

**Hinweis**

Aus technischen Gründen kann leider nicht gewährleistet werden, dass alle von Ihnen ausgewählten Datenarten zum Download zur Verfügung stehen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

- \* EPLAN EDZ-Tool wird benötigt
- \*\* ECAD-Bauteilenorm, CSV/Excel, E\*series

Zum CAX-Download-Manager Zurück Weiter

# Der CAX-Download-Manager


## Welche Daten können heruntergeladen werden?

### ▶ CAX-Daten und Dokumente herunterladen

#### Produktfotos




#### Anschlussbilder



#### Datenblätter



#### 2D-Maßzeichnungen




#### Kommerzielle Daten

Identifizierende Sachnummer	EAN	Hersteller	Erzeugnisbeschreibung
SRT10151A801	401100027484	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A801AA0	401100043875	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A801ZV95	401100042385	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A801ZV98	401100042392	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A801ZV97	401100042458	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A801ZV99	401100042415	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A802	401100042378	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A802AA0	401100027481	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A802ZV97	401100042382	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A802ZV98	401100043814	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A802ZV95	401100041681	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A802ZV99	401100043888	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A801	401100058401	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151A802	401100059137	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151AF91	401100072387	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151AF91AA0	4011000428812	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151AF91ZV98	401100045748	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151AF91ZV95	401100049155	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV
SRT10151AF91ZV96	401100046410	Siemens AG	SCHLETZ, AC-3, 30kV

#### Handbücher/ Betriebsanleitungen




#### 3D-Modelle



#### ePLAN-Makros



#### Kennlinien



#### Geräteschaltpläne



#### Technische Daten

Algemein	L1-Preis	E-Preis	LH-Preis	Robuststoffpreis
<input type="checkbox"/> 3RB2015-1NE0	1000	55,00	1 ST	1 C
<input type="checkbox"/> 3RB2015-1PB0	1000	55,00	1 ST	1 C
<input type="checkbox"/> 3RB2015-1RE0	1000	55,00	1 ST	1 C
<input type="checkbox"/> 3RB2015-1SE0	1000	55,00	1 ST	1 C
<input type="checkbox"/> 3RB2015-2NE0	1000	60,00	1 ST	1 C
<input type="checkbox"/> 3RB2015-2PB0	1000	60,00	1 ST	1 C
<input type="checkbox"/> 3RB2015-2RE0	1000	60,00	1 ST	1 C
<input type="checkbox"/> 3RB2015-2SE0	1000	60,00	1 ST	1 C
<input type="checkbox"/> 3RB2016-1NE0	1000	55,00	1 ST	1 C
<input type="checkbox"/> 3RB2016-1NE0	1000	57,40	1 ST	1 C

#### Zertifikate



# Der CAX-Download-Manager Anmelden

## ▶ CAX-Daten und Dokumente herunterladen

### 1. Siemens Industry Online-Support aufrufen

Öffnen Sie das Siemens Industry Online-Support-Portal: <http://support.industry.siemens.com>

The screenshot shows the Siemens Industry Online Support portal. At the top, there is a navigation bar with 'Intranet', 'Register', and 'Log in' links. The main header features the Siemens logo and the text 'Industry Online Support Home'. Below this is a secondary navigation bar with links for 'Industry Online Support Deutschland', 'Deutsch', 'Contact', 'Help', 'Support Request', and 'Site Explorer'. The main content area is divided into several sections: 'Home' with a list of links (Product Support, Application Examples, Services, Forum, mySupport); 'Searching for product information' with a search box; 'You are looking for' with links to FAQs, Manuals, Downloads, and Application Examples; 'You would like to' with a list of services; 'The new Industry Online Support is here' with a 'Register today' call to action; 'Our service offer' with a list of services; and 'News' with a list of recent updates. A 'mySupport Cockpit' section is also visible on the right side of the page.

### Am Portal anmelden

Melden Sie sich am Portal mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

# Der CAX-Download-Manager Wechsel zu mySupport

## ▶ CAX-Daten und Dokumente herunterladen

Zu mySupport wechseln

The screenshot shows the Siemens Industry Online Support website. The header includes the Siemens logo, navigation links for 'Intranet', 'Register', and 'Log in', and the page title 'Industry Online Support Home'. The main navigation bar contains links for 'Industry Online Support Deutschland', 'Deutsch', 'Contact', 'Help', 'Support Request', and 'Site Explorer'. The content area is divided into several sections:

- Home**: A list of links including Product Support, Application Examples, Services, Forum, and mySupport.
- Searching for product information**: A section with a search box for 'Product/Article No.' and a description of the global support database.
- You are looking for**: A list of categories such as FAQs, Manuals, Downloads, and Application Examples, along with a link for 'important issues at a glance' and a small image of a road sign.
- You would like to**: A list of user preferences like 'be notified in the case of product changes', 'find a contact partner near you', 'send a support request', 'have a discussion with other users in the forum', and 'Compatibility statements on automation und drive technology'.
- The new Industry Online Support is here**: A section with a lightbulb icon and a 'Register today' call to action, highlighting benefits like 'Your advantages' and 'free registration'.
- Our service offer**: A section with a grid of service icons and a description of services provided throughout the machine lifecycle.
- Details can be found in the service catalog in:**: A list of specific services including Plant Data Services, Training Services, Support & Consulting Services, Spare Part Services, Repair Services, Field & Maintenance Services, and Retrofit & Modernization Services.
- mySupport Cockpit**: A section with links for Favorites, Personal messages, My requests, CAX downloads, and User online (0).
- Are we helping you? Help us!**: A section with thumbs up/down icons and a 'Tell us what you think' link.
- News**: A list of recent news items with dates and titles, such as 'SITRANS FUS060 PA Quick Start' and 'How do you assign the IP configuration of the X2 interface'.

# Der CAX-Download-Manager Neuen Warenkorb anlegen

## ▶ CAX-Daten und Dokumente herunterladen

1. CAX-Daten anklicken

2. Neuen CAX-Warenkorb anlegen anklicken

3. Auf Produktnummern  
hinzufügen / laden klicken

4. Siemens-Artikelnummern  
eingeben/einfügen

The screenshot shows the Siemens CAX-Download-Manager interface. The main window is titled "CAX – new download" and has a progress bar with four steps: "1. Product numbers", "2. Select formats", "3. Select options", and "4. Create CAX download". Below the progress bar, there are buttons for "Add/load product number(s)", "Save product numbers", and "Delete product number(s)". A "Note" box is visible, stating: "For requests with 100 and more processing time may take several minutes depending on current service utilization," with a "To CAX download manager" button below it. A modal dialog box titled "Add/load product number(s)" is open, showing options to "Delete current product numbers in download?" and "Load product numbers from a file". It also has a checkbox for "Enter a list with product numbers" and a text area with the instruction "Please enter one product number per line." The text area contains the following product numbers: SRT20151AB01, SRT20151AB02, SRT20151AP01, SRT20151AP02, SRT20151AA10, and SRT20151AA100AAA0. The left sidebar shows a navigation menu with "CAX-Daten" selected, and a sub-menu with "CAX-Download-Manager" and "Neuen CAX-Download anlegen".

# Der CAX-Download-Manager Artikelnummern und Datenarten auswählen

## ▶ CAX-Daten und Dokumente herunterladen

CAX - new download

1. Product numbers > 2. Select formats > 3. Select options > 4. Create CAX download

Add/load product number(s) Save product numbers Delete product number(s)

Elements per page: 20 | 50 | 100 | Show all

Product numbers (6)

- 3RT20151AA10
- 3RT20151AA100AA0
- 3RT20151AB01
- 3RT20151AB02
- 3RT20151AP01
- 3RT20151AP02

Elements per page: 20 | 50 | 100 | Show all

**Note**  
For requests with 100 and more product numbers and depending on the current service utilization, processing time may take several hours.

To CAX download manager Continue

### 1. Artikelnummern im Warenkorb

Die Artikelnummern befinden sich nun im Warenkorb.

### 2. Weiter

Klicken Sie auf **Weiter**, um zur nächsten Seite zu gelangen.

CAX - new download

1. Product numbers > 2. Select formats > 3. Select options > 4. Create CAX download

CAX data types

- 2D dimensional drawing (for NX, Solid Edge AutoCAD, etc.)
- 3D model (for NX, Solid Edge AutoCAD, etc.)
- Connection diagram (for COMOS, AutoCAD, etc.)
- Wiring diagram (for COMOS, AutoCAD, WSCAD, ELCAD, etc.)
- EPLAN electric P8 macros (edz exchange format) \*
- Data sheet
- Manual / operating instructions
- Characteristic curve
- Certificate
- Product image
- Export product master data \*\*

**Note**  
Unfortunately, for technical reasons it cannot be guaranteed that all the data types selected by you are available for download. Thank you for your understanding.

- \* EPLAN EDZ tool is needed
- \*\* ECAD component standard, CSV/Excel, E\*series

To CAX download manager Back Continue

### 3. Datenarten auswählen

Wählen Sie die Datenarten aus, die Sie herunterladen möchten. Folgende Datenarten stehen zur Auswahl:

- 2D-Maßzeichnung
- 3D-Modell
- Anschlussbild
- Geräteschaltplan
- ePLAN electric P8 Makro
- Datenblatt
- Handbuch / Betriebsanleitung
- Kennlinie
- Zertifikate
- Produktfoto
- Produktstammdaten.

### 4. Weiter

Klicken Sie auf **Weiter**, um zur nächsten Seite zu gelangen.

# Der CAX-Download-Manager Sprachen und Kennlinientypen festlegen

## ▶ CAX-Daten und Dokumente herunterladen

The screenshot shows the '3. Optionen auswählen' step of the CAX-Download-Manager. It is divided into four sections:

- 1. Produktnummern**: Product identification.
- 2. Formate auswählen**: Selection of data formats.
- 3. Optionen auswählen**: Selection of languages and options for additional data types.
- 4. CAX-Download erstellen**: Final step to create the download.

**Produktstammdaten**

Sprache für technische Daten

- Deutsch
- Englisch
- Spanisch
- Französisch

Dateiformat

- Microsoft Excel 97-2003 (\*.xls)
- Comma Separated Values (\*.csv)

**Optionen für ergänzende CAX-Datenarten**

**Datenblatt**

Sprache

- Alles auswählen
- Deutsch
- Spanisch
- Italienisch
- Portugiesisch
- Türkisch
- Englisch
- Französisch
- Niederländisch
- Russisch
- Chinesisch

**Handbuch / Betriebsanleitung**

Sprache

- Alles auswählen
- Deutsch
- Spanisch
- Italienisch
- Portugiesisch
- Türkisch
- Englisch
- Französisch
- Niederländisch
- Russisch
- Chinesisch

**Kennlinie**

Kennlinientyp

- Alles auswählen
- Auslösekennlinie
- Strombegrenzungskennlinie
- Zeit-/Strom-Kennlinie
- Lichtbogenspannungs-Kennlinie
- Pt Kennlinie
- Sonstige
- Durchlassstrom-Kennlinie
- Korrekturfaktor Pt-Wert

**Zertifikat**

▶ Wählen Sie die gewünschten Zertifikate.

### 1. Sprache und Format für technische Daten

Im Abschnitt **Produktstammdaten** können Sie die Sprache und das Exportformat der kommerziellen und technischen Daten festlegen.

### 2. Sprache für Datenblätter und Handbücher / Betriebsanleitungen

In den Abschnitten **Datenblatt** und **Handbücher / Betriebsanleitungen** können Sie zwischen 10 unterschiedlichen Sprachen wählen.

### 3. Kennlinientyp

Wählen Sie unter **Kennlinie** den Typ der Kennlinien, den Sie exportieren möchten.

# Der CAX-Download-Manager Zertifikate wählen

## ▶ CAX-Daten und Dokumente herunterladen

1. Produktnummern 2. Formate auswählen 3. Optionen auswählen 4. CAX-Download erstellen

**Produktstammdaten**

**Sprache für technische Daten**

Deutsch  Englisch  
 Spanisch  Französisch

**Dateiformat**

Microsoft Excel 97-2003 (\*.xls)  Comma Separated Values (\*.csv)

**Optionen für ergänzende CAX-Datenarten**

**Datenblatt**

**Sprache**

Alles auswählen  
 Deutsch  Englisch  
 Spanisch  Französisch  
 Italienisch  Niederländisch  
 Portugiesisch  Russisch  
 Türkisch  Chinesisch

**Handbuch / Betriebsanleitung**

**Sprache**

Alles auswählen  
 Deutsch  Englisch  
 Spanisch  Französisch  
 Italienisch  Niederländisch  
 Portugiesisch  Russisch  
 Türkisch  Chinesisch

**Kennlinie**

**Kennlinientyp**

Alles auswählen  
 Auslösekennlinie  Pt Kennlinie  
 Strombegrenzungskennlinie  Sonstige  
 Zeit-/Strom-Kennlinie  Durchlassstrom-Kennlinie  
 Lichtbogenspannungs-Kennlinie  Korrekturfaktor I<sub>t</sub>-Wert

**Zertifikat**

▶ Wählen Sie die gewünschten Zertifikate.

**Zertifikate auswählen**

allgemeine Produktzulassung

<input type="checkbox"/> NEMKO	<input type="checkbox"/> VDE
<input type="checkbox"/> SEMKO	<input type="checkbox"/> ÖVE
<input checked="" type="checkbox"/> UL	<input type="checkbox"/> SETI
<input checked="" type="checkbox"/> VDE	<input type="checkbox"/> UR
<input checked="" type="checkbox"/> Herstellererklärung	<input type="checkbox"/> sonstiges
<input type="checkbox"/> EG-Baumusterprüfbescheinigung	<input type="checkbox"/> CRN
<input type="checkbox"/> DGR	<input type="checkbox"/> TSE

EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)  
 Explosionsschutz  
 funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit  
 Funkzulassung  
 Konformitätserklärung  
 Prüfbescheinigungen  
 Schiffbau  
 sonstiges  
 Lebensmittel, Pharma, Medizinischer Bereich

OK Abbrechen

### Zertifikate wählen

Klicken Sie auf **Zertifikate auswählen**, um die Zertifikate, die Sie benötigen zu selektieren.

# Der CAX-Download-Manager Download

## ▶ CAX-Daten und Dokumente herunterladen

CAX – neuer Download

1. Produktnummern > 2. Formate auswählen > 3. Optionen auswählen > 4. CAX-Download erstellen

CAX-Download

Ihre gewählten Exportoptionen

Geschätzte Download-Größe	1,94 MByte
Anzahl Produktnummern	6
Exportformat für Produktstammdaten	Excel/CSV Export (Deutsch)
Dateiformat für Referenzierungslisten	CSV

Ergänzende CAX-Datenarten

- 2D Maßzeichnung
- 3D Modell
- Anschlussbild
- Geräteschaltplan
- EPLAN electric P8 Makro
- Datenblatt (Deutsch)
- Handbuch / Betriebsanleitung (Deutsch)
- Kennlinie (Auslösekennlinie, I<sup>t</sup> Kennlinie, Strombegrenzungskennlinie, Sonstige, Zeit-/Strom-Kennlinie, Durchlassstrom-Kennlinie, Lichtbogenspannungs-Kennlinie, Korrekturfaktor I<sup>t</sup>-Wert)
- Zertifikat (UL, CSA, VDE, Herstellererklärung)
- Produktfoto

[Die Richtlinien](#) | [Nutzungsbedingungen](#) | [Digital ID](#)

[Zum CAX-Download-Manager](#) [Zurück](#) [CAX-Download erstellen](#)

1. Name für den Download eingeben

2. CAX-Download erstellen anklicken

# Der CAX-Download-Manager Download

## ▶ CAX-Daten und Dokumente herunterladen

### 1. Der Download wird jetzt zusammengestellt

Der CAX-Downloadmanager stellt jetzt alle gewünschten Dokumente zusammen. Dies kann je nach gewählter Anzahl an Artikeln und Datenarten mehrere Minuten bis Stunden dauern.

### 2. Der Download wird jetzt zusammengestellt

Wenn Ihnen der Status **In Bearbeitung** angezeigt wird, hat die Erzeugung des Downloads bereits begonnen.

### 3. Die Erstellung ist abgeschlossen

Wenn Ihnen der Status **Abgeschlossen** angezeigt wird, können Sie den Download herunterladen. Klicken Sie dazu auf **Download**.

#### Wichtig:

Sie können den Browser schließen, wenn Sie möchten. Sie erhalten eine Email, wenn der Download zur Verfügung steht.

Warenkorbname	erstellt am	Status
<input checked="" type="checkbox"/> E3.Series	12.10.2012, 13:20	Wartend
3RT20151AB01	E3.Series	
3RT20151AB02	5 ergänzende CAX-Datenarten	
3RT20151AD01		
3RT20151AD02	- 2D Maßzeichnung	
3RT20151AF01	- 3D Modell	
	- Anschlussbild	
	- Datenblatt	

Warenkorbname	erstellt am	Status
<input checked="" type="checkbox"/> E3.Series	12.10.2012, 13:20	In Bearbeitung
3RT20151AB01	E3.Series	
3RT20151AB02	5 ergänzende CAX-Datenarten	
3RT20151AD01		
3RT20151AD02	- 2D Maßzeichnung	
3RT20151AF01	- 3D Modell	
	- Anschlussbild	
	- Datenblatt	

Warenkorbname	erstellt am	Status
<input checked="" type="checkbox"/> E3.Series	12.10.2012, 13:20	Abgeschlossen
3RT20151AB01	E3.Series	Download
3RT20151AB02	5 ergänzende CAX-Datenarten	Verfügbar bis: 11.11.2012
3RT20151AD01		
3RT20151AD02	- 2D Maßzeichnung	
3RT20151AF01	- 3D Modell	
	- Anschlussbild	
	- Datenblatt	

# Der CAx-Download-Manager

## Heruntergeladene Daten

### ▶ CAx-Daten und Dokumente herunterladen



### ? Wie gehe ich mit dem Download um?

1. Der Download ist ein ZIP-komprimierter Ordner, den Sie auf Ihrer Festplatte abspeichern müssen.
2. Entpacken Sie die ZIP-Datei in einen Ordner auf Ihrer Festplatte.
3. Für jede gewählte Datenart gibt es einen Unterordner, in dem sich die Daten befinden.

### ? Warum gibt es MS-Excel Dateien in den Unterordnern?

1. In jedem Ordner (z.B. bei 3D-Modellen) gibt es eine MS-Excel-/CSV Datei.
2. In dieser MS-Excel Tabelle befindet sich eine Zuordnung, welches 3D-Modell zu welchem Artikel gehört.
3. Das gleiche Prinzip finden Sie auch bei fast allen anderen Datenarten.
4. Die MS-Excel Tabellen (sog. Referenzierungslisten) können Sie dazu verwenden, um die 3D-Modelle z.B. in Ihr Engineering-System zu importieren. Nahezu jedes System kann heute Dateien über Referenzierungslisten einlesen. Schauen Sie dazu am besten in die Hilfe Ihres CAE-/CAD-Systems.



# Individuelle Handbücher erstellen

Wählen Sie ein Thema ►

- ▶ **MyDocumentationManager (MDM)**  
Handbücher sammeln, erstellen und herunterladen
- ▶ **MDM öffnen**  
Der Einstieg in den MyDocumentationManager
- ▶ **Persönliche Bibliothek vorbereiten**  
Ordner für Ihre individuellen Handbücher anlegen
- ▶ **Handbücher sammeln**  
Die benötigten Informationen suchen und finden
- ▶ **Eigenes Handbuch erstellen**  
Die gefundenen Informationen zusammenstellen
- ▶ **Eigenes Handbuch herunterladen**  
Die kompilierten Informationen als Handbuch exportieren

# MyDocumentation Manager (MDM)

# MyDocumentationManager (MDM)

## Handbücher sammeln, erstellen und herunterladen

### ▶ Individuelle Handbücher erstellen


#### Ihre Ausgangssituation:

Sie müssen Handbücher, Datenblätter und Zertifikate Ihrer Anlagendokumentation beilegen.

#### Unser Angebot: MyDocumentationManager

- Handbücher per Drag and Drop frei zusammenstellen und strukturieren
- Einfache Weiterverarbeitung dank wählbarer Exportformate (pdf, xml, rtf) möglich
- Automatische Übersetzung in die gewünschte Sprache
- Mit der Aktualisierungsfunktion immer auf dem neuesten Stand

<https://support.industry.siemens.com/My/de/de/documentation>



# MDM öffnen

# MDM öffnen

## Der Einstieg in den MyDocumentationManager

### ▶ Individuelle Handbücher erstellen

#### 1. Siemens Industry Online-Support aufrufen

Öffnen Sie das Siemens Industry Online-Support-Portal: <http://support.industry.siemens.com>

The screenshot shows the Siemens Industry Online Support portal. At the top, there's a navigation bar with 'Intranet', 'Register', and 'Log in' links. The main header area includes 'Industry Online Support Home'. Below this, there's a secondary navigation bar with 'Industry Online Support Deutschland', 'Deutsch', 'Contact', 'Help', 'Support Request', and 'Site Explorer'. The main content area is divided into several sections: a search bar for 'Product/Article No.', a 'Product Support' menu, a 'Searching for product information' section, a 'You are looking for' section with links to FAQs, Manuals, Downloads, and Application Examples, a 'You would like to' section with links to notifications, contact partners, support requests, discussions, and compatibility statements, an 'Our service offer' section, and a 'Details can be found in the service catalog in:' section with links to Plant Data Services, Training Services, Support & Consulting Services, Spare Part Services, Repair Services, Field & Maintenance Services, and Retrofit & Modernization Services. On the right side, there's a 'mySupport Cockpit' section with links to Favorites, Personal messages, My requests, and CAX downloads, and a 'User online (0)' status. Below that, there's an 'Are we helping you? Help us!' section with thumbs up/down icons and a 'Tell us what you think' link. At the bottom right, there's a 'News' section with several recent articles.

#### Am Portal anmelden

Melden Sie sich am Portal mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

# MDM öffnen

## Der Einstieg in den MyDocumentationManager

▶ Individuelle Handbücher erstellen

Zu mySupport wechseln


The screenshot shows the Siemens Industry Online Support website. At the top, there is a navigation bar with links for 'Intranet', 'Register', and 'Log in'. The main header features the Siemens logo and the text 'Industry Online Support Home'. Below this is a secondary navigation bar with links for 'Industry Online Support Deutschland', 'Deutsch', 'Contact', 'Help', 'Support Request', and 'Site Explorer'. The main content area is divided into several sections:

- Home:** A list of links including 'Product Support', 'Application Examples', 'Services', 'Forum', and 'mySupport'.
- Searching for product information:** A section with a search box for 'Product/Article No.' and a brief description of the search functionality.
- You are looking for:** A list of categories such as 'FAQs', 'Manuals', 'Downloads', and 'Application Examples', along with a link for 'important issues at a glance'.
- You would like to:** A list of actions like 'be notified in the case of product changes', 'find a contact partner near you', 'send a support request', 'have a discussion with other users in the forum', and 'Compatibility statements on automation und drive technology'.
- The new Industry Online Support is here:** A section with a lightbulb icon and the text 'Register today', explaining the benefits of being a registered user.
- Our service offer:** A section with the text 'We offer numerous services around our products and systems that support you in every phase of the lifecycle of your machine or plant - from planning and realization to commissioning, right up to maintenance and modernization.' and a small image of a service catalog.
- Details can be found in the service catalog in:** A list of services including 'Plant Data Services', 'Training Services', 'Support & Consulting Services', 'Spare Part Services', 'Repair Services', 'Field & Maintenance Services', and 'Retrofit & Modernization Services'.
- mySupport Cockpit:** A section with links for 'Favorites', 'Personal messages', 'My requests', and 'CAX downloads', along with a 'User online (0)' indicator.
- Are we helping you? Help us!:** A section with thumbs up/down icons and a link to 'Tell us what you think'.
- News:** A list of recent news items with dates and titles, such as '11/3/2015 | SITRANS FUS060 PA Quick Start'.

# MDM öffnen

## Der Einstieg in den MyDocumentationManager

▶ Individuelle Handbücher erstellen



1. Dokumentationen anklicken

2. Auf kleinen roten Pfeil klicken


3. Konfigurieren auswählen

# Persönliche Bibliothek vorbereiten

# Persönliche Bibliothek vorbereiten

## Ordner für Ihre individuellen Handbücher anlegen

### Individuelle Handbücher erstellen



#### 1. Neuen Sammelordner anlegen


Klicken Sie auf den roten Pfeil und dann auf **Ordner anlegen**.

#### Persönliche Bibliothek vorbereiten

Nun erscheint Ihre persönliche Bibliothek. In dieser Bibliothek können Sie neue Ordner anlegen. Ein Ordner entspricht einem eigenen Handbuch.

#### Tipp:

Um einfacher arbeiten zu können, sollten Sie sich einen Sammelordner anlegen, in dem Sie alle benötigten Handbücher sammeln, bevor Sie Ihr eigenes Handbuch zusammenstellen.



#### 2. Sammelordner benennen

Geben Sie einen Namen für den Sammelordner ein.

# Handbücher sammeln

# Handbücher sammeln

## Die benötigten Informationen suchen und finden

### ▶ Individuelle Handbücher erstellen

**Filterkriterien für Beiträge**

Be Produktbaum  
Alle

Produkt  Beitragstyp  Datum

> Produkt suchen

Handbuchtyp  Handbuchsprachen

**118 Beiträge** bei Filterung nach 'sanftstarter' und 'Handbuch'

Beiträge pro Seite: 20 | 50 | 100 | << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >>

<input type="checkbox"/>	Aktionen	Relevanz
<input checked="" type="checkbox"/>	> Handbuch Gerätehandbuch SIRIUS Sanftstarter 3RW30 / 3RW40 03/2014, Gerätehandbuch, NEB535199501000/RS-AA/004, 3ZX1012-0RW30-1AB1 Für Produkte: 3RW4046-1BB45, 3RW4075-2BB44, ... alle Produkte Ausgabestände dieses Handbuchs	13.03.2014 ID: 38752095 > Details / Download ★★★★☆ (4)
<input checked="" type="checkbox"/>	> Handbuch Gerätehandbuch Kommunikationsmodul PROFINET für SIRIUS Sanftstarter 3RW44 12/2013, Gerätehandbuch, A5E31996495001A/RS-AA/001, 3ZX1012-0RW40-0AB0 Für Produkte: 3RW4900-0NC00 Ausgabestände dieses Handbuchs	10.12.2013 ID: 85225796 > Details / Download ★★★★★ (1)
<input type="checkbox"/>	> Handbuch SIRIUS Sanftstarter 3RW30 DS 05, Kompaktbetriebsanleitung, 535199410000, 3ZX1012-0RW30-2DA1 Für Produkte: 3RW3018-2BB04, 3RW3038-2BB14, ... alle Produkte Ausgabestände dieses Handbuchs	09.04.2010 ID: 26378636 > Details / Download ☆☆☆☆☆ (0)

### 1. Handbücher oder Anleitungen suchen

Starten Sie jetzt mit der Suche nach Handbüchern oder Betriebsanleitungen. Hilfe dazu erhalten Sie unter [Support Portal – Suchen und Filtern](#)

### 2. Handbuch selektieren

Selektieren Sie die gewünschten Handbücher, indem Sie eine Haken vor dem Eintrag setzen.

#### Achtung:

Es kann sein, dass bestimmte Handbücher nur als PDF verfügbar sind. In diesem Fall kann das Handbuch nicht im MyDocumentationManager verwendet werden.

# Handbücher sammeln

## Die benötigten Informationen suchen und finden

### ▶ Individuelle Handbücher erstellen

The screenshot shows the 'Filterkriterien für Beiträge' (Filter criteria for contributions) section. The search criteria are: 'sanftstarter' (Product), 'Handbuch (118)' (Contribution type), and 'Alle' (Language). Below the filters, there are 118 contributions listed. A dialog box titled 'Dokumentation in mySupport speichern' (Save documentation in mySupport) is open, showing a list of collection folders. The 'Sammelordner' (Collection folder) is highlighted in red. The dialog box also shows the title of the contribution and the target folder to be selected.

#### 1. Auf **Aktionen** klicken

#### 2. **mySupport-Dokumentationen hinzufügen** wählen

Klicken Sie den Menüpunkt an. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie den Sammelordner wählen.

#### 3. **Sammelordner** wählen

Wählen Sie hier Ihren Sammelordner. Der rote Eintrag ist immer der aktuell markierte.

#### 4. Mit **OK** bestätigen

Danach kehren Sie in die mySupport-Dokumentationen zurück oder suchen weiter im Portal nach Handbüchern für Ihre eigene Dokumentation.

# Handbücher sammeln

## Die benötigten Informationen suchen und finden

### ▶ Individuelle Handbücher erstellen

The screenshot displays the 'Meine Bibliothek' (My Library) interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Persönliche Nachrichten', 'Anfragen', 'Benachrichtigungen', 'Filter', 'Favoriten', 'Tagging', 'Zuletzt gesehene Beiträge', and 'Dokumentation'. The 'Dokumentation' section is expanded to show a 'Persönliche Bibliothek' (Personal Library) containing a 'Sammelordner' (Collection Folder) with three device handbooks: 'Gerätehandbuch SIRIUS Sanftstarter 3RW30 / 3RW40', 'Gerätehandbuch Kommunikationsmodul PROFINET für SIRIUS Sanftstarter 3RW44', and 'Persönliche Daten'. The main area shows a tree view of the 'Persönliche Bibliothek' with sub-items like 'Sammelordner', 'Gerätehandbuch SIRIUS Sanftstarter 3RW30 / 3RW40', 'Gerätehandbuch Kommunikationsmodul PROFINET für SIRIUS Sanftstarter 3RW44', and 'Einführung'. The right pane shows the 'Kapitel: Persönliche Bibliothek' (Chapter: Personal Library) with a sub-item 'Sammelordner'.

### Zu Dokumentationen wechseln


Kehren Sie jetzt zu **Dokumentationen** zurück und [starten Sie erneut die Konfiguration](#) der persönlichen Bibliothek. Sie sehen nun im Sammelordner Ihre gesammelten Handbücher und können durch die einzelnen Kapitel navigieren. Im rechten Bereich werden Ihnen die Inhalte angezeigt.

# Eigenes Handbuch erstellen

# Eigenes Handbuch erstellen

## Die gefundenen Informationen zusammenstellen


### ▶ Individuelle Handbücher erstellen



### Eigenes Handbuch und Struktur anlegen

Legen Sie nun einen neuen Ordner an. Dies wird Ihr eigenes Handbuch.

Sie können beliebig viele Ordner und Unterordner anlegen. So können Sie sich Ihr eigenes Handbuch beliebig selbst strukturieren.



### Ordner verschieben und mehrere Sprachen

Sie können die Ordner auch mit der Maus per Drag&Drop verschieben und neu sortieren.

Für den Fall, dass das Handbuch in einer **anderen Sprache** zur Verfügung stehen soll, können Sie beim Ordernamen **auch weitere Sprachen eingeben**, z.B. Englisch oder Spanisch.

# Eigenes Handbuch erstellen

## Die gefundenen Informationen zusammenstellen

### ▶ Individuelle Handbücher erstellen

The screenshot shows the 'Meine Bibliothek' (My Library) interface. On the left, a tree view shows folders like 'Persönliche Bibliothek', 'Sammelordner', and 'Gerätehandbuch SIRIUS'. A context menu is open over the 'Schaltschrank' folder, listing actions such as 'Ordner anlegen', 'Hyperlink-Topic erstellen', 'Kopieren (c)', and 'Einfügen (V)'. A red arrow points from the 'Kopieren (c)' option to the next step.

#### 1. Quellkapitel markieren

Suchen Sie jetzt in Ihrer Sammlung die Kapitel heraus, die Sie in Ihr eigenes Handbuch übernehmen möchten.

#### 2. Quellkapitel kopieren

Klicken Sie auf den roten Pfeil neben dem Kapitel und wählen Sie dann **Kopieren**.

This screenshot shows the source folder structure: 'Pumpanlage in Kiel' containing 'Schaltschrank' (with sub-folders 'Steuerungen' and 'Schaltgeräte') and 'Pumpenmotoren' (with sub-folders 'Motor 1' and 'Motor 2'). A context menu is open over the 'Schaltschrank' folder, with the 'Einfügen (V)' option highlighted by a red arrow.

#### 3. Kapitel in eigenes Handbuch einfügen

Nun klicken Sie auf den roten Pfeil neben den Zielordner und wählen **Einfügen**. Das Kapitel wird nun im Zielordner angelegt.

This screenshot shows the target folder structure, which is identical to the source but with the 'Schaltschrank' folder now containing a sub-folder 'Technische Daten' (highlighted with a red plus sign), indicating it has been successfully copied into the target library.

# Eigenes Handbuch erstellen

## Die gefundenen Informationen zusammenstellen

### ▶ Individuelle Handbücher erstellen

The screenshot shows the 'Meine Bibliothek' (My Library) interface. On the left, a tree view shows a folder named 'Pumpanlage in Kiel' containing sub-folders 'Schaltschrank' and 'Pumpenmotoren'. A context menu is open over the 'Schaltschrank' folder, listing actions such as 'Ordner anlegen', 'Hyperlink-Topic erstellen', 'Notiz hinzufügen', 'Umbenennen (F2)', 'Löschen (Entf)', 'Kopieren (c)', 'Einfügen (V)', 'Sprache wechseln', 'Freigabe per E-Mail', 'Freigabe zurückziehen', 'Export erstellen', and 'Index anzeigen'. The 'Export erstellen' option is highlighted with a red dot. The main content area shows 'Kapitel: Pumpanlage in Kiel' with 'Anzahl der Topics: 0, Anzahl der Kapitel: 2'.

### Handbuch erstellen und herunterladen

Wenn Sie mit dem Zusammenstellen der Kapitel fertig sind, können Sie den Export erstellen. Klicken Sie dazu auf den roten Pfeil und wählen dann **Export erstellen**.

# Eigenes Handbuch erstellen

## Die gefundenen Informationen zusammenstellen

### ▶ Individuelle Handbücher erstellen

#### Exportoptionen festlegen

Es erscheint ein Dialog, in dem Sie diverse Optionen festlegen können.

**Export erstellen**

Zielformat *i* PDF

Titel *i* Pumpanlage in Kiel

Autor Marcel Schulz

Soll der Autor in das generierte Dokument übernommen werden?

Sollen eigene Inhalte exportiert werden?

Dokumentsprache *i* Deutsch

Rahmensprache *i* Deutsch

Benachrichtigung *i*

OK Abbruch

#### Exportformat

Hier können Sie zwischen PDF, RTF und XML wählen. XML bietet sich vor allem dann an, wenn die Inhalte weiterverarbeiten möchten.

#### Dokumenten- und Rahmensprache

Legen Sie hier die Sprache fest, in der das Dokument erstellt werden soll. Siemens-Handbücher sind in der Regel in 10 Sprachen verfügbar.

Achten Sie bitte darauf, dass Ihre selbst erstellten Inhalte auch in der richtigen Sprache eingegeben wurden.

**Rahmensprache:** Sprache der Kapitel und Inhaltsverzeichnisse

**Dokumentsprache:** Sprache der Inhalte

Eigenes Handbuch  
herunterladen


# Eigenes Handbuch herunterladen

## Die kompilierten Informationen als Handbuch exportieren

### Individuelle Handbücher erstellen

#### Export starten

Sobald Sie den Export starten, erscheint ein animiertes Symbol. Das Dokument wird jetzt generiert.



#### Meine Exporte

Unter **Meine Exporte** können Sie den Status beobachten und das fertige Dokument herunterladen. Sie erhalten außerdem eine E-Mail, wenn das Dokument fertig erstellt wurde.

The screenshot shows a table titled 'Meine Exporte' with the following data:

Titel	Erstelldatum	Typ	Status	Download	Löschen
Pumpanlage in Kiel	01.07.2015 13:38	PDF	<input checked="" type="checkbox"/>		

Buttons: Schließen

The screenshot shows the main application interface. On the left, the 'Meine Bibliothek' section is visible, showing a tree view of folders: 'Persönliche Bibliothek', 'Sammelordner', and 'Pumpanlage in Kiel' (expanded to show 'Schaltschrank' and 'Pumpenmotoren'). On the right, the 'Meine Exporte' section is visible, showing the title 'Kapitel: Motor 1' and the status 'Anzahl der Topics: 0, Anzahl der Kapitel: 0'.



# Apps für Android und iOS

Wählen Sie ein Thema ▶

▶ **Industry Online Support App**

Informationen von überall aus

▶ **Für Android**

Erhältlich bei Google Play

▶ **Für iOS**

Erhältlich im Apple Store

# Industry Online Support App

# Industry Online Support App

## Informationen von überall aus


### ▶ Apps für Android und iOS

#### Ihre Ausgangssituation:

Sie wollen unterwegs Informationen zu Produkten abrufen oder stehen direkt an der Maschine und benötigen Support.

#### Unser Angebot: Siemens Industry Online Support App



- über 300.000 Dokumente zu allen Produkten von Siemens Industry
- FAQs
- Handbücher, Zertifikate, Kennlinien
- Applikationsbeispiele und Tools
- Produktmitteilungen (z. B. Ankündigung neuer Produkte), Nachfolgetyp bei Produktabkündigungen



# Industry Online Support App Screenshots



## Apps für Android und iOS



Für Android

# Für Android Erhältlich bei Google Play

## ▶ Apps für Android und iOS

The screenshot shows the Google Play Store interface for the 'Industry Online Support' app by Siemens AG. The app is highlighted with a dark background and a 'SIEMENS' logo. It has a 5-star rating from 113 reviews and an 'INSTALLIEREN' button. The main content area shows the app's description, which states that it provides access to over 300,000 documents for Siemens products, including FAQs, firmware, and software. It also mentions that users can find product announcements and updates. The right sidebar contains a 'Tweet' button, a 'ÜBER DIESE APP' section with a 5-star rating and 113 reviews, and the current version (2.1.1) and required Android version (2.2 or higher). A 'MEHR' button is visible at the bottom right of the description area.

**Google play**

EINKAUFEN MEINE MUSIK MEINE BÜCHER MEINE FILME MEINE ANDROID APPS

### Industry Online Support

Siemens AG

★★★★★ (113)

**SIEMENS** **INSTALLIEREN**

Mehr vom Entwickler

#### Siemens Industry References

SIEMENS AG

★★★★★ (5)

**SIEMENS** Kostenlos

#### Beschreibung

Mit der Industry Online Support App haben Sie jederzeit und überall Zugang zu über 300.000 Dokumenten zu allen Produkten von Siemens Industry. Ganz egal ob Sie ein Problem beim Umsetzen Ihres Projektes haben, Unterstützung bei der Beseitigung von Störungen benötigen, Ihre Anlage erweitern oder neu planen möchten.

Sie haben Zugriff auf: FAQs, Downloads der neusten Firmware- oder Softwareversion, Handbücher, Zertifikate, Kennlinien, Applikationsbeispiele und Tools, Produktmitteilungen (z.B. Ankündigung neuer Produkte), Nachfolgetyp bei Produktabkündigungen.

Einen schnellen Überblick über die neuesten Beiträge erhalten Sie auf der Startseite. Die Suche liefert Ihnen Treffer zu Produkten und Beiträgen und unterstützt Sie mit einer

Zur Website des Entwicklers > E-Mail-Adresse des Entwicklers >

**MEHR**

**ÜBER DIESE APP**

BEWERTUNG: ★★★★★ (113)

AKTUALISIERT: 26. September 2012

AKTUELLE VERSION: 2.1.1


ERFORDERLICHE ANDROID-VERSION: 2.2 oder höher

Für iOS


# Für iOS

## Erhältlich im Apple App Store

### ▶ Apps für Android und iOS



The screenshot shows the iTunes Store interface for the 'Siemens Industry Online Support' app. The top navigation bar includes links for Store, Mac, iPod, iPhone, iPad, iTunes, and Support. The app title is 'iTunes Vorschau' with sub-links 'Was ist neu' and 'Was ist iTunes'. The app is by 'Siemens AG' and is described as 'Siemens Industry Online Support von Siemens AG'. The description states: 'Öffnen Sie iTunes, um Apps zu kaufen und zu laden.' The app icon features a factory and a wrench. The description text reads: 'Mit der Industry Online Support App haben Sie jederzeit und überall Zugang zu über 300.000 Dokumenten zu allen Produkten von Siemens Industry. Ganz egal ob Sie ein Problem beim Umsetzen Ihres Projektes haben, Unterstützung bei der Beseitigung von Störungen benötigen, Ihre Anlage erweitern oder neu planen möchten.' Below the description is a link 'Siemens Industry Online Support Support' and a '...Mehr' link. The 'Neue Funktionen von Version 2.1.2' section lists 'minor bugfixes'. A button at the bottom left says 'In iTunes ansehen'.



# Engineering- Software von Siemens

Wählen Sie ein Thema ►

- **SIZER**  
Siemens-Antriebe projektieren
- **Safety Evaluation Tool**  
Sicherheitsfunktionen von Maschinen bewerten
- **SIMARIS**  
Komfortable Elektroplanung mit den SIMARIS-Planungstools

# SIZER

# SIZER

## Siemens-Antriebe projektieren

**SIEMENS**  
Ingenuity for life

### Engineering-Software von Siemens


#### Ihre Ausgangssituation:

Sie möchten passende Getriebe und Antriebe für Ihre mechanische Applikation auslegen.

#### Unser Angebot: Projektierungstool SIZER

- Technische Projektierung für Niederspannungsantriebssysteme
- Schritt für Schritt Beschreibung Ihres mechanischen Systems
- Auslegung von Umrichtern, Motoren und Getrieben
- Konfiguration weiterer Systemkomp.
- Auslegung der Steuerung/Regelung
- Sie erhalten: Kennlinien, technische Daten, Aufbauzeichnungen, Maßbilder, Berechnungen zur Performance und zum lastabhängigen Energiebedarf

<http://www.siemens.de/sizer>



# Safety Evaluation Tool

# Safety Evaluation Tool

## Sicherheitsfunktionen von Maschinen bewerten

### Engineering-Software von Siemens

Ihre

#### Ausgangssituation:

Sie möchten die Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine bewerten und den Sicherheitslevel nachweisen.

#### Unser Angebot: Safety Evaluation Tool

- TÜV-geprüftes Online-Tool
- Bewertung von Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine
- Normenkonforme Reports als Sicherheitsnachweis für Ihre Dokumentation
- Implementierung der Normen IEC 62061 und ISO 13849-1
- Projekte können gespeichert und bei Bedarf wieder aufgerufen werden
- Auswahlmenüs für die Ermittlung des DC und des CCF
- Berechnung der Ausfallrate

[www.siemens.de/safety-evaluation-tool](http://www.siemens.de/safety-evaluation-tool)

SET Tutorial - Audio Guided Tour

The screenshot displays the Siemens Safety Evaluation Tool interface. On the left is a project tree with categories like 'Library', 'IEC 62061', 'Emergency Stop', 'SIL 2: Position Switch: ET200M', 'SIL 2: Position Switch: G120 (CU2)', 'SIL 2: Position Switch: G120C', 'SINAMICS S / SIMOTION', 'SINAMERK 840D', 'SINAMERK 840D sl', 'SIRIUS Modular Safety System 3R3', and 'SIRIUS Safety Relay 3TK28'. The main area shows a 'Safety function - General description' table with fields for Name, Project name, Operation mode, Last editor, Inspector, and Description. Below this is a 'Consideration of safety integrity acc. to IEC 62061' section with 'Required SIL' and 'Achieved SIL' set to SL 2, and 'Achieved PFHD' of 5.33 E-4. A 'Safetyfunction' bar shows PFHD values for E-05, E-06, E-07, and E-08. A 'Further help' section at the bottom provides a link to functional examples.

Name	SIL 2: Position Switch: ET200M; F-CPU; G120	Status	offen
Project name	Guards (doors...)	Version	1.0
Operation mode	-Betriebsart-	Creation date	June 9,
Last editor		Last edit date	June 9,
Inspector			
Description	Control of the SINAMICS G120 safety function (STO, SSI and SLS) via PROFsafe		

Consideration of safety integrity acc. to IEC 62061

Required SIL	SL 2	Achieved SIL:	SL 2
		Achieved PFHD:	5.33 E-4

Safetyfunction

PFHD	E-05	E-06	E-07	E-08

Further help

Functional examples are available at: <http://support.automation.siemens.com/WW/view>

# SIMARIS

# SIMARIS

## Komfortable Elektroplanung – SIMARIS design

**SIEMENS**  
*Ingenuity for life*

### ▶ Produkte suchen und finden


#### Ihre Ausgangssituation:

Sie möchten für eine Energieverteilung Netz-berechnungen durchführen und entsprechend dimensionieren.

#### Unser Angebot: SIMARIS design

- Dimensionierung von Netzen
- Berechnung des Kurzschlussstrom
- Lastfluss
- Spannungsfall
- Energiebilanz
- Hohe Planungssicherheit
- Erhältlich in 2 Versionen (Standard und Professional)

<http://www.siemens.de/simaris>



# SIMARIS

## Komfortable Elektroplanung – SIMARIS project

**SIEMENS**  
*Ingenuity for life*

### ▶ Produkte suchen und finden


#### Ihre Ausgangssituation:

Sie möchten den Raumbedarf Ihrer Energieverteilung ermitteln und alle benötigten Komponenten in einer Stückliste erhalten.

#### Unser Angebot: SIMARIS project

- Ermittlung des Raumbedarfs für die Energieverteilung innerhalb des Gebäudes
- Von der Mittelspannung bis zum Installationsverteiler
- Erforderliche Schutz- und Schaltgeräte können ausgewählt werden
- Schienenverteiler-Systeme
- Abgangskästen
- Import eines SIMARIS design Netzplanes und automatische Übernahme der Komponenten

<http://www.siemens.de/simaris>



# SIMARIS

## Komfortable Elektroplanung – SIMARIS curves

**SIEMENS**  
*Ingenuity for life*

### ▶ Produkte suchen und finden


#### Ihre Ausgangssituation:

Sie benötigen detaillierte Auslöse-, Durchlassstrom sowie Durchlassenergie-Kennlinien.

#### Unser Angebot: SIMARIS curves

- Visualisiert Auslösekennlinien mit Toleranzbändern
- Einstellmöglichkeiten spezifischer Parameter für Niederspannungs-Schutzgeräte und Sicherungen
- Ebenfalls Durchlassstrom- und Durchlassenergiekennlinien enthalten
- Auch als App erhältlich

<http://www.siemens.de/simaris>



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Alle Erzeugnisbezeichnungen können geschützte Marken oder sonstige Rechte des Siemens Konzerns oder Dritter enthalten, deren unbefugte Benutzung die Rechte der Inhaber verletzen kann.