



# DELTA Profi-Box

Ihr cleveres Lager  
auf der Baustelle

**SIEMENS**

# DELTA Profi-Box

## Ihr cleveres Lager auf der Baustelle

Die DELTA Profi-Box steht für Funktionalität sowie Weg- und Zeitersparnis. Sie hilft dabei, die Umwelt und damit unsere Ressourcen durch den geringeren Verbrauch von Verpackungsmaterial zu schonen. Rund 35 Prozent weniger Volumen im Vergleich zur herkömmlichen Verpackungsmenge sparen auch ein Drittel an Platz. Sowohl am Transportweg als auch im Lager. Weniger Platzbedarf im LKW und weniger Verpackung tragen zur CO<sub>2</sub> Reduktion bei. Das ist gut für uns und gut für die Umwelt.

In der Profi-Box steckt das DELTA line Schalterprogramm, das mit perfekten Proportionen, Eleganz und attraktivem Design überzeugt. Die Box ist in vier unterschiedlichen Varianten erhältlich. So können gezielt nur jene Boxen ausgewählt werden, die auf der Baustelle zum Einsatz kommen sollen. Das Auspacken und die Installation des Materials geht sehr rasch, da die Einzelverpackungen wegfallen. Und ist die Arbeit erledigt, kann der Abfall in der Box gesammelt und später richtig getrennt auch rasch entsorgt werden.



7% Bruttopreisreduktion gegenüber der Einzelverpackung



Umweltschutz durch Reduktion von Verpackungsmaterial



Zeitersparnis durch effizientere Arbeitswege



Ca. 30% weniger Lagerplatz

### DELTA Profi-Box Varianten

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preisgruppe
  100x      100x	<b>5TA2156-OKA</b>	100 Stk. DELTA Schaltereinsatz UP, Aus-/Wechselschalter, 5TA2156 100 Stk. DELTA Wippe i-system für Universalschalter, titanweiß, 5TG6201	19A
 360x	<b>5TG2551-OKA</b>	390 Stk. DELTA line 1-fach Rahmen, titanweiß, 5TG2551-0	19A
  100x      100x	<b>5UB1511-OKA</b>	100 Stk. DELTA Schuko-Steckdoseneinsatz, 10/16A, 250V, 5UB1101 100 Stk. DELTA Steckdosenabdeckung i-system, titanweiß, 5UH1044	19A
  100x      100x	<b>5UB1518-OKA</b>	100 Stk. DELTA Schuko-Steckdoseneinsatz, 10/16A, 250V, 5UB1101 100 Stk. DELTA Steckdosenabdeckung i-system mit erhöhtem Berührungsschutz, titanweiß, 5UH1080	19A

# Im Vorteil mit der DELTA Profi-Box

## Nutzerfreundlichkeit und einfaches Handling



Standardverpackung



Mit Profi-Box

---

**CO<sub>2</sub>-Reduktion durch geringeren Transportaufwand.**

30 Profi-Boxen entsprechen 11.700 Einfach-Rahmen.



Standardverpackung



Mit Profi-Box

---

**Vereinfachte Logistik, ca. 1/3 weniger Lagerplatz.**

Auf beiden Bildern sind 390 Rahmen, 100 Steckdosen Einsätze und 100 Wippen.



x3 Mal

Standardverpackung



Mit Profi-Box

---

**Leichteres Handling.**

Weg- und Zeitersparnis bei jedem Ihrer Schritte, denn Sie können mehr auf einmal tragen.



Standardverpackung



Mit Profi-Box


---

**Optimiert für den Einsatz auf der Baustelle.**

Profitieren Sie von mehr Übersicht und Reduktion von Verpackungsmaterial. Sie benötigen weniger Platz auf der Baustelle.



Standardverpackung



Mit Profi-Box

---

**Ein praktischer Abfallbehälter.**

Weniger Verpackungsmaterial resultiert in eine deutliche Müllreduktion. Die Baustelle ist schneller aufgeräumt.

