



PREISLISTE GÜLTIG AB 1. OKTOBER 2021

# HLK-Produkte und Gebäudesystemtechnik

Mehr Informationen finden Sie auf  
[siemens.at/bt](http://siemens.at/bt)

5 Jahre  
Garantie  
auf Ventile,  
Antriebe,  
Fühler.



**SIEMENS**

# **HLK-Produkte und Gebäudesystemtechnik**



# Inhaltsübersicht

## 1 Vorwort

– Sehr geehrte Kunden	4
– Konsequente Strategie: Smart Infrastructure	6
– Verwandeln Sie Ideen in perfekte Orte	7
– Ready, Set, Touch - KNX-Touch Control TC5	8
– RDG200 - Der Raum in Ihren Händen	9
– Gesunde Luft - RDF870 Raum-Controller	10
– Intelligent valve makes installation a snap	11
– SSA Stellantriebe - kommunikativ, flexibel und geräuscharm	12
– Energieeffiziente KNX Raum- und Gebäudeautomation	13
– Tools und Apps für jede Projektphase	14

## 2 Bedingungen

– Preisliste für gewerbliche Kunden	16
-------------------------------------	----

## 5 Preisliste

– Heizung - Lüftung - Klima	17
– Gebäudesystemtechnik	75

## 6 Kontakte

– Zentrale und Niederlassungen	80
--------------------------------	----

## HIT-Portal:

Online-Katalog



# Sehr geehrte Kunden

Smart Infrastructure von Siemens verbindet auf intelligente Weise Energiesysteme, Gebäude und Industrien, um die Art, wie wir leben und arbeiten, weiterzuentwickeln und zu verbessern. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern schaffen wir ein Ökosystem, das intuitiv auf die Bedürfnisse der Menschen reagiert und Kunden dabei unterstützt, Ressourcen optimal zu nutzen. Ein Ökosystem, das unseren Kunden hilft zu wachsen, das den Fortschritt von Gemeinschaften fördert und eine nachhaltige Entwicklung begünstigt.

Mit smarten Gebäuden lösen wir uns von den starren, stillen und passiven Strukturen und entwickeln ein neues Ver-




ständnis für Gebäudetechnik. Wir schaffen einen Lebensraum, der intuitiv auf die Bedürfnisse der Menschen reagiert und sich letztendlich an ihre sich ändernden Bedürfnisse anpasst. Smarte Gebäude interagieren mit ihren Bewohnern, Systemen und ihrer Umgebung. Sie lernen aus früheren Erfahrungen und passen sich den Menschen an.

Mit mehr als 5000 HLK-Produkten bieten wir für jede Anwendung in jedem Gebäude die richtige Lösung. Durch das perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Heizung, Lüftung und Klima sowie Beleuchtung und Sonnenschutz werden über den gesamten Lebenszyklus eines

Gebäudes maximale Energieeinsparungen ermöglicht und der Komfort der Gebäudenutzer erhöht. Unsere Produkte erfüllen höchste Qualitätsstandards und werden den strengsten Anforderungen an die Energieeffizienz gerecht. Einfache Handhabung und lange Lebenszyklen gehören zu unseren wesentlichen Designkriterien. Offene Kommunikationsstandards wie KNX, Modbus und BACnet ermöglichen die nahtlose Integration in beliebige Gebäudeautomationssysteme.

Mit Siemens treffen Sie immer die richtige Wahl – bei jedem Projekt und in jedem Gebäude.



Creating environments that care.

**WOFÜR WIR STEHEN**

# Konsequente Strategie: Smart Infrastructure

siemens.  
com/  
smartinfra-  
structure



Wenn intelligente Energie auf smarte Gebäude trifft, kann sich die Welt um uns herum intuitiv anpassen und reagieren. Smart Infrastructure von Siemens macht die Welt zu einem stärker vernetzten und fürsorglicheren Ort – wo Ressourcen geschätzt und wo Auswirkungen auf die Welt berücksichtigt werden, wo nachhaltige Energie zuverlässig und effizient geliefert wird. Es bietet die flexible Infrastruktur, die es der Gesellschaft ermöglicht, sich zu entwickeln und auf veränderte Bedingungen zu reagieren. Technologie und Erfindergeist der Menschen treffen zusammen, um im Sinne unserer

Umwelt zu handeln und für unseren Planeten Sorge zu tragen. Dies setzen wir im Großen wie im Kleinen um: durch vernetzte, cloudbasierte digitale Angebote und Dienstleistungen sowie durch Produkte, Komponenten und Systeme. Siemens bietet ein umfangreiches Portfolio für die Bereiche Netzsteuerung und -automatisierung, Nieder- und Mittelspannungsverteilung, Schalt- und Regeltechnik sowie Gebäudeautomation, Brandschutz und Sicherheit, HLK-Steuerungen und Energielösungen.

**Electrical Products**

- Niederspannungsschutzgeräte (z. B. ACB1, MSP2), Schaltgeräte (z. B. Sanftstarter, Schütze), Mess- (z. B. SENTRON PAC) und Überwachungsgeräte (z. B. SIMOCODE)

- Niederspannungsverteilerschränke und -systeme
- Vakuum-Mittelspannungs-Leistungsschalter, -Schütze und -Unterbrecher
- Verkabelungszubehör und Aufbewahrungssysteme für Wohnungen

**Building Products**

- Gebäude- und Raumautomation
- integrierte Gebäudem Managementsysteme

**Distribution Systems**

- Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen
- Stromverteilungslösungen
- Energiespeichersysteme

**Digital Grid**

- Energieautomatisierung und Smart Grid
- Netzbetrieb und Steuerung
- Netzplanung und Simulation

**Solution and Service Portfolio**

- Gebäudebetrieb
- Service und Migration

**DIE ZUKUNFT PLANEN**

# Verwandeln Sie Ideen in perfekte Orte



## Machen Sie sich bereit für die Zukunft

Gebäude werden immer komplexer. Diese müssen heute höhere Anforderungen an Effizienz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Komfort erfüllen. Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten beim Verbinden und Betreiben von Gebäuden, gleichzeitig führt der Kosten- und Zeitdruck häufig zu Widerständen gegen den Einsatz neuer Technologien. Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen und möchten dabei helfen, sie zu bewältigen.

## Alles, was Sie brauchen, um Ideen in perfekte Orte zu verwandeln

Noch nie war eine durchdachte Planung so wichtig wie heute. Je komplexer ein Gebäude ist, desto genauer muss es geplant werden. Mit unserer umfassenden Markterfahrung möchten wir Ihren Planungsprozess so zeitsparend wie möglich gestalten. Mit Planungshilfen, umfangreichen Daten und umfassenden Informationen über unser zertifiziertes Produktportfolio unterstützen wir dabei, Ideen in perfekte Orte zu verwandeln.

siemens.  
com/bt/de/  
planer





# Ready, set, touch – mit dem neuen KNX Touch Control TC5

Mit seinem eleganten und modernen Design bietet es mit dem Konzept des Tippen und Wischens eine intuitive Bedienung und ist damit Ihre ideale Wahl, um die Anforderungen eines jeden Raumes zu erfüllen. Das Gerät ist mit einem Temperatursensor ausgestattet und deckt verschiedene Anwendungen wie Lichtsteuerung mit Tunable White, Sonnenschutz und HLK-Betrieb ab. Dank seines schlanken Designs und des hochwertigen Materials fügt es sich in jedes Raumdesign ein und ist daher ideal für den Einsatz in gewerblichen Gebäuden wie Büros und Hotels.



# RDG200 – Der Raum in Ihren Händen

Die Thermostat-Produktreihe RDG200 vereint alle Funktionen zur Raumautomation in einem handlichen Gerät. So können Sie ganz einfach ein gesundes und angenehmes Raumklima schaffen. Dank der offenen KNX-Kommunikation lässt sich das Gerät nahtlos auch in komplexe Gebäudemanagement-Systeme wie Desigo™ und Synco™ integrieren. Außerdem erleichtert eine Vielzahl vorinstallierter Anwendungen zusammen mit der Green-Leaf-Funktion die nachhaltige Raumautomation. Die Montage gelingt sekundenschnell und auch die Inbetriebnahme ist ein Kinderspiel.



# Gesunde Luft dank neuer RDF870 Raum-Controller

Feinstaub ist nicht bloß für die Produktivität von Mitarbeitenden und Bewohnern entscheidend, sondern auch für deren Gesundheit. Den Luftanteil von CO<sub>2</sub> und Feinstaub zu regulieren, spielt deshalb eine zentrale Rolle. Die neuen Touchscreen-Raum-Controller RDF870 wurden von Siemens entwickelt, um verschiedene Konfigurationen von Frischluft- und Luftreinigungsgeräten zu ermöglichen. Außerdem verfügen die Luftqualitätscontroller über eine KNX- oder Modbus-Schnittstelle.



# Intelligent Valve – makes installation a snap

Installieren Sie das Intelligent Valve direkt aus der Verpackung ohne Voreinstellung und ohne Stromzufuhr. Danach können Sie es vergessen. Sie müssen kein zweites Mal zum Ventil gehen. Die adaptive Volumenstrom-Begrenzung vom Intelligent Valve stellt automatisch die passende Volumenstrom-Voreinstellung ein. Sie sparen damit sehr viel Zeit und Aufwand.



# SSA Stellantriebe - kommunikativ, flexibel und geräuscharm

Die neuen Funktionen der Siemens SSA-Stellantrieben für Kleinventile bieten noch mehr Energieeffizienz und vielseitigere hydraulische Raumanwendungen, sowie mehr Flexibilität dank breitgefächterer Steuermöglichkeiten – von analoger Steuerung über KNX-Kommunikation für Raumlösungen bis zu schneller Integration in vernetzte Systeme. Nutzer sparen Zeit und Kosten. Dank Schutzart IP54 können die Stellantriebe in jeder Montage-Lage installiert werden, auch über Kopf, was einen vielseitigen Einsatz ermöglicht.

# Energieeffiziente KNX - Raum- u. Gebäudeautomation

## Gebäudesystemtechnik

GAMMA instabus von Siemens basiert auf dem weltweiten KNX-Standard für Raum- und Gebäudeautomation, was Interoperabilität mit allen zertifizierten KNX-Geräten auf dem Markt garantiert. Das umfassende Produktpotential besteht aus intelligenten Feldgeräten und ermöglicht vernetzte Anwendungen. GAMMA instabus bietet Produkte für Beleuchtung, Sonnenschutz, als auch Heizung, Lüftung und Klimatisierung.

Mit dem GAMMA instabus Portfolio und SyncPrimärregelung ist es in Gebäuden möglich, die Energieeffizienzklasse A gemäß der Energieeffizienzrichtlinie EN 15232 oder anderen Richtlinien zu erreichen. Eine standardisierte Kommissioniersoftware (ETS) und Produkte für verschiedene Installationsstandards (IEC und UL/NEMA) stellen den weltweiten Einsatz sicher. Ist GAMMA instabus im Gebäude eingebaut, sind die Lebenszykluskosten gering.

### Beleuchtung

Im Bereich Beleuchtung bietet das GAMMA instabus Produktpotential kompakte KNX/DALI Gateways als auch LED-Dimmer. Hierfür gibt es zahlreiche Sensoren zur Erfassung von Präsenz, Bewegung und Regelung der Lichtintensität.



### Heizung, Lüftung und Klima (HLK)

Für den Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) im Raum und in Gebäuden bietet das GAMMA instabus Produktpotential Raumtemperaturregler, Thermoantriebsaktoren und Stellantriebe.



### Sonnenschutz


Zum Steuern der Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantriebe stehen im GAMMA instabus Produktpotential entsprechende Jalousieaktoren und Wetterzentralen zum Messen von Licht, Temperatur, Wind und Regen zur Verfügung.



### GAMMA instabus

### Systemprodukte

Die Systemprodukte von GAMMA instabus, wie Spannungsversorgung, IP-Router, IP-Interfaces, Bereichskoppler, Gateways oder Automatisierungscontroller, sorgen für zuverlässigen und sicheren Betrieb der KNX-Installation.



### Anzeigen und Bedienen

Das GAMMA instabus Produktpotential bietet zahlreiche Varianten für das Anzeigen und Bedienen von Beleuchtung, Sonnenschutz und HLK: vom einfachen Taster und Raumthermostat über multifunktionale Raumbediengeräte bis hin zu webbasierten Systemen.



### Monitoring

Im Bereich Monitoring werden in verschiedenen Kurven oder Balkendiagrammen elektrische Energien und Leistungen, Wärmemengen, Wasser-, Gas-, Öl-Verbräuche erfasst, gegenübergestellt und ausgewertet.




**UNTERSTÜTZUNG FÜR SIE**

# Tools und Apps für jede Projektphase

**HIT-Portal**

Das HIT-Portal erleichtert die aufwändige Suche nach passenden Produkten beim Auslegen von HLK-Anlagen. Es bietet mehr als 400 vorkonfigurierte HLK-Standardanwendungen, die nach möglichen Energieeinsparungen gemäß EN 15232 klassifiziert sind. Es kann jede Anwendung ausgewählt werden, die der gewünschten Effizienzklasse am nächsten kommt. Zudem stehen Spezifikationen einschließlich Anlagendiagramm, Materialiste, technische Dokumentation für jedes Gerät sowie Preiskalkulation zur Verfügung.


[siemens.com/  
hit-at](http://siemens.com/hit-at)
**Planer-Support**

Alles, was Sie brauchen, um die Gebäude der Zukunft zu planen. Unsere Website speziell für Berater und Fachplaner bietet alles aus einer Hand, von Spezifikationstexten über Anwendungsleitfäden bis hin zu BIM-Daten.


[siemens.  
com/bt/de/  
planer](http://siemens.com/bt/de/planer)
**Industry Mall**

Alle Produkte der Automatisierungs-, Antriebs- und Installationstechnik, inkl. der Produkte der HLK- und GAMMA-Portfolios finden Sie auf der Mall, einer Informations- und Bestellplattform. Zudem bietet die Industry Mall diverse Konfiguratoren an unter anderem den Produktkonfigurator für OpenAir-Produkte. Sie können damit ganz einfach OpenAir-Produkte nach eigenen Anforderungen zusammenstellen. Sie können zwischen Etiketten wählen, Ihr eigenes Logo platzieren, Kabeltyp und Kabellänge bestimmen sowie aus verschiedene Stecker aussuchen.


[siemens.de/  
industrymall](http://siemens.de/industrymall)
**SIOS – Siemens Industry Online System**

Auf dem Internetportal Siemens Industry Online System finden Sie technische Informationen über alle KNX-Produkte von Siemens. Es können Bedien- und Montageanleitungen sowie Beschreibungen zu den einzelnen Applikationsprogrammen, VD-Dateien, technische Produktinformationen, Ausschreibungs-texte und CE-Zertifikate heruntergeladen werden. Damit ist SIOS eine Internetseite für Ihre Fragen zu KNX-Produkten.


[support.  
automation.  
siemens.com](http://support.automation.siemens.com)


## ABT Go

ABT Go ist das mobile Tool für die Inbetriebnahme und Wartung von Geräten der Siemens-Gebäudeautomation wie beispielsweise dem Intelligent Valve.



## Scan to HIT

Mit der App Scan to HIT scannen Sie den Data-Matrix-Code auf den Stellantrieben ein und erhalten sofort Zugang zu allen wichtigen Produktinformationen wie Datenblättern und Montageanleitungen.



## Kombiventil Ausleger für PICVs

Die Kombiventil-Ausleger-App macht die Auswahl des passenden Acvatix PICVs und des richtigen Stellantriebs besonders einfach. Geben Sie nur den maximal gewünschten Volumendurchfluss und andere Merkmale wie Gewindeart oder DN-Klasse ein, schon wird das ideale PICV angezeigt. Zudem berechnet die App den maximalen Volumenstrom und die Voreinstellung, prüft die Inbetriebnahme-Einstellungen und bietet Zugriff auf alle Datenblätter.



## Ventilschieber

Der Acvatix-Ventilschieber ist ein Online-Tool, das Ihnen hilft, die richtigen Ventile und Stellantriebe für Ihre Anwendung zu finden.



## Schulungen und Support

Wir unterstützen Sie in jedem Projektschritt von der Planung über die Installation bis zum reibungslosen Betrieb. Mit uns als professionellem Partner an Ihrer Seite sind Sie für alle Herausforderungen Ihrer Kunden gerüstet. Neben praxisorientierten Tools und dem Vor-Ort-Support durch das weltweite Vertriebs- und Servicennetzwerk können Sie vom Wissen unserer Experten profitieren. Ob Schulungen für Fachwissen, beispielsweise in Hydraulik oder Produkttrainings – Siemens ist für Sie da. Ihr Siemens-Ansprechpartner unterstützt Sie gerne bei der Suche nach dem geeigneten Training.

## Technische Produktdatenbank KNX

Unsere technische Produktdatenbank unterstützt Sie bei jedem KNX-Projekt – von der Planung über die Ausführung bis hin zum Betrieb des Gebäudes. Ob technische Datenblätter, ETS-Dateien oder Zusatzsoftware – hier finden Sie alle Dokumente gebündelt auf einer Webseite.



Alle Siemens-Apps finden Sie unter:  
[siemens.com/bt/de/apps](http://siemens.com/bt/de/apps)

[siemens.de/  
gamma-td](http://siemens.de/gamma-td)



## Preisliste für gewerbliche Kunden (Unternehmer)

(gilt nicht für Verbraucher im Sinne des §1 Konsumentenschutzgesetz)

### Preise

Die angeführten Preise sind nicht kartelliert und gelten in EURO ab unseren Lagern, unverpackt, exklusive Mehrwertsteuer. Die Produkte sind in der Spalte "PG" Preisgruppen zugeordnet. Für diese erhalten sie ihre Konditionen vom Verkaufsberater.

### Lieferbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronik-industrie Österreichs in der gültigen Fassung (<https://asc.siemens.at/recht>) („Lieferbedingungen“).

Wenn der Vertrag mit dem Auftraggeber zum Gegenstand aber eine Lizenzgewährung oder die Leistungserbringungen im Zusammenhang mit Software (etwa Parametrierung) hat, gelten die Bedingungen in folgender Reihenfolge:

- 1) die Softwarebedingungen herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs in der gültigen Fassung (<https://asc.siemens.at/recht>),
- 2) die Lieferbedingungen.

Bei Bestellungen auf unserer Online-Plattform „Industry Mall“ gelten vorrangig die dort hinterlegten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Industry Mall.

Die Annahme der Ware gilt in jedem Fall als Anerkennung. Bis zur Erfüllung sämtlicher uns von Ihnen zustehenden Ansprüche verbleibt die Ware unser Eigentum. Beanstandungen werden nur unmittelbar nach Warenempfang berücksichtigt.

### Datenschutzerklärung

Mit der Annahme des Angebots wird die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß der Einwilligung, die auf <https://asc.siemens.at/legal/files/Einwilligung2.pdf> abrufbar ist, eingewilligt.

In der Datenschutzerklärung (<https://asc.siemens.at/recht>, aufklappbares Menü „Datenschutz“) erfahren Sie, welche Daten von Siemens erhoben und verwaltet werden, welche Zwecke Siemens damit verfolgt und welche Möglichkeiten es gibt, dagegen eine Beschwerde einzubringen.

### Kleinmengen-Bestellungen

Bei Aufträgen mit einem Netto-Warenwert von weniger als EUR 100,- („Kleinmengen-Bestellung“) übersteigen die Kosten der Auftragsabwicklung, Verpackung und Transport mitunter den Bestellwert. Hier empfiehlt sich die Zusammenfassung des Bedarfs. Wenn dies nicht möglich ist, so ist Siemens berechtigt, dem Kunden zur anteiligen Deckung der Kosten einen Kleinmengenzuschlag i.d.H. von EUR 20,- zzgl. USt. pro Kleinmengen-Bestellung zu verrechnen. Dieser Zuschlag wird auf den Rechnungen getrennt ausgewiesen.

### Dienstleistungen

Dienstleistungen sind nicht im Gerätelpreis inbegriffen.

### Rücksendungen

Rücksende- oder Reklamationsanfragen können über nebenstehenden QR-Code bzw. nachfolgenden Link <https://www.siemens.at/ebusiness-ruecksendeanfrage/> übermittelt werden.



Bei Rücksendung beachten sie unsere Rücknahmebedingungen:

- das Online-Formular ist vollständig ausgefüllt,
- die betroffene Ware wurde direkt von Siemens bezogen;
- die Ware ist original verpackt (Verpackung nicht geöffnet, nicht beschriftet und nicht verschmutzt);
- das Lieferdatum ist nicht älter als 8 Wochen;
- kundenspezifische Waren werden nicht zurückgenommen; dazu zählen individuell gelabelte oder technisch angepasste Produkte und/oder auftragsbezogen gefertigte Produkte, Unterverpackungseinheiten, Aktionspakete, Wasser-, Wärme- und Kältezähler sowie zertifizierte Fühler und Batterien;
- die Rücksendung hat einen Nettowarenwert von mindestens € 100,-;
- für die Manipulation von Rücksendungen berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr 20% des Nettowarenwertes.

Bei Reklamationen unterscheiden wir unter Garantiefall, Falschlieferung, Transportschaden, sonstige Themen oder eine Sonderuntersuchung nach Absprache mit Ihrem Verkaufsberater oder Produktverantwortlichen.

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
421314160	BPZ:421314160	Kabelhaltefeder Schutzrohrmontage Kabelfühler	CF	5,60	N1831
5WG3260-3AB11	5WG3260-3AB11	AP 260/11 Tür-/Fensterkontakt wave titanweiß mit Batterie	CQ	108,00	I-BT-LV
ADN10	BPZ:ADN10	Rücklaufverschraubung 3/8" Durchgangsausführung	CG	15,90	N2107
ADN15	BPZ:ADN15	Rücklaufverschraubung 1/2" Durchgangsausführung	CG	16,70	N2107
ADN20	BPZ:ADN20	Rücklaufverschraubung 3/4" Durchgangsausführung	CG	22,50	N2107
AEN10	BPZ:AEN10	Rücklaufverschraubung 3/8" Eckausführung	CG	15,90	N2107
AEN15	BPZ:AEN15	Rücklaufverschraubung 1/2" Eckausführung	CG	16,70	N2107
AEN20	BPZ:AEN20	Rücklaufverschraubung 3/4" Eckausführung	CG	22,50	N2107
AL100	BPZ:AL100	Adapter f. STP.. SSP.. auf Ventile 2W.. 3W.. 4W..	CG	23,10	N4864
AL431	S55174-A168	Demontageschutz für ST..3..	CG	10,70	N4884
AL60	S55174-A173	Montageset für SUA21/3 in Kombination mit VPI/VPP46.., Set mit 50 Stk.	CG	117,00	A6V11678004
ALE10	BPZ:ALE10	Elektronisches Manometer für VPI45..Q zur Messung d.Differenzdrucks	CG	1740,00	N4853
ALE11	BPZ:ALE11	Messleitungen f.elekr.Manometer ALE 10 für VPI45..Q	CG	287,00	N4853
ALF41B100	S55845-Z116	Adapter, Flansch, PN16, DN100 für VXF43 auf VXF41.90	CG	286,00	N4404
ALF41B125	S55845-Z117	Adapter, Flansch, PN16, DN125 für VXF43 auf VXF41.91	CG	336,00	N4404
ALF41B15	S55845-Z110	Adpater, Flansch, PN16, VXF53.15 für VXF41.14/15	CG	107,00	N4405
ALF41B150	S55845-Z118	Adapter, Flansch, PN16, DN150 für VXF43 auf VXF41.92	CG	356,00	N4404
ALF41B25	S55845-Z111	Adapter, Flansch,PN16, VXF53.25 für VXF41.24/25	CG	114,00	N4405
ALF41B40	S55845-Z112	Adapter, Flansch, PN16, VXF53.40 für VXF41.39/40	CG	128,00	N4405
ALF41B50	S55845-Z113	Adapter, Flansch, PN16, VXF53.50 für VXF41.49/50	CG	136,00	N4405
ALF41B65	S55845-Z114	Adapter, Flansch, PN16, DN65 für VXF43 auf VXF41.65	CG	172,00	N4404
ALF41B80	S55845-Z115	Adapter, Flansch, PN16, DN80 für VXF43 auf VXF41.80	CG	242,00	N4404
ALG122	BPZ:ALG122	Tempergussverschr. PN16 G3/4" IG zu Rp3/8" AG 2-er Set	CG	19,30	ALG
ALG123	BPZ:ALG123	Tempergussverschr. PN16 G3/4" IG zu Rp3/8" AG. 3-er Set	CG	28,80	ALG
ALG13.152B	S55845-Z195	Messingverschr. PN16 G1/2" IG / Rp1/2" IG, 2er-Set	CG	8,81	A6V10564480
ALG132	BPZ:ALG132	Messingverschr. PN16 G1/2" IG zu Rp3/8" AG 2-er Set	CG	18,60	ALG
ALG133	BPZ:ALG133	Messingverschr. PN16 G1/2" IG zu Rp3/8" AG 3-er Set	CG	27,90	ALG
ALG142	BPZ:ALG142	Messingverschr. PN16 G3/4" IG zu Rp1/2" AG 2-er Set	CG	30,10	ALG
ALG143	BPZ:ALG143	Messingverschr. PN16 G3/4" IG zu Rp1/2" AG 3-er Set	CG	45,10	ALG
ALG15.152B	S55845-Z158	Messingverschr. PN16 G1" IG / Rp1/2" IG, 2er-Set	CG	10,70	A6V10564480
ALG15.202B	S55845-Z159	Messingverschr. PN16 G1" IG / Rp3/4" IG, 2er-Set	CG	19,10	A6V10564480
ALG15.252B	S55845-Z160	Messingverschr. PN16 G1" IG / Rp1" IG, 2er-Set	CG	26,00	A6V10564480
ALG152	BPZ:ALG152	Tempergussverschr. PN16 G1" IG zu Rp1/2" AG 2-er Set	CG	13,10	ALG
ALG152B	S55846-Z100	Messingverschr. PN16 G1" IG zu Rp1/2" AG 2-er Set	CG	18,10	ALG
ALG153	BPZ:ALG153	Tempergussverschr. PN16 G1" IG zu Rp1/2" AG 3-er Set	CG	19,50	ALG
ALG153B	S55846-Z101	Messingverschr. PN16 G1" IG zu Rp1/2" AG 3-er Set	CG	27,10	ALG
ALG202	BPZ:ALG202	Tempergussverschr. PN16 G5/4" IG zu Rp3/4" AG 2-er Set	CG	16,50	ALG
ALG202B	S55846-Z102	Messingverschr. PN16 G5/4" IG zu Rp3/4" AG 2-er Set	CG	26,90	ALG
ALG203	BPZ:ALG203	Tempergussverschr. PN16 G5/4" IG zu Rp3/4" AG 3-er Set	CG	25,30	ALG
ALG203B	S55846-Z103	Messingverschr. PN16 G5/4" IG zu Rp3/4" AG 3-er Set	CG	40,40	ALG
ALG252	BPZ:ALG252	Tempergussverschr. PN16 G6/4" IG zu Rp1" AG 2-er Set	CG	19,50	ALG
ALG252B	S55846-Z104	Messingverschr. PN16 G6/4" IG zu Rp1" AG 2-er Set	CG	34,00	ALG
ALG253	BPZ:ALG253	Tempergussverschr. PN16 G6/4" IG zu Rp1" AG 3-er Set	CG	29,70	ALG

**Neues Produkt**

17

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
ALG253B	S55846-Z105	Messingverschr. PN16 G6/4" IG zu Rp1" AG 3-er Set	CG	50,80	ALG
ALG322	BPZ:ALG322	Tempergussverschr. PN16 G2" IG zu Rp5/4" AG 2-er Set	CG	26,50	ALG
ALG322B	S55846-Z106	Messingverschr. PN16 G2" IG zu Rp5/4" AG 2-er Set	CG	44,90	ALG
ALG323	BPZ:ALG323	Tempergussverschr. PN16 G2" IG zu Rp5/4" AG 3-er Set	CG	40,00	ALG
ALG323B	S55846-Z107	Messingverschr. PN16 G2" IG zu Rp5/4" AG 3-er Set	CG	67,00	ALG
ALG402	BPZ:ALG402	Tempergussverschr. PN16 G2 1/4" IG zu Rp6/4" AG 2-er Set	CG	31,20	ALG
ALG402B	S55846-Z108	Messingverschr. PN16 G2 1/4" IG zu Rp6/4" AG 2-er Set	CG	69,70	ALG
ALG403	BPZ:ALG403	Tempergussverschr. PN16 G2 1/4" IG zu Rp6/4" AG 3-er Set	CG	47,40	ALG
ALG403B	S55846-Z109	Messingverschr. PN16 G2 1/4" IG zu Rp6/4" AG 3-er Set	CG	104,00	ALG
ALG502	BPZ:ALG502	Tempergussverschr. PN16 G2 3/4" IG zu Rp2" AG 2-er Set	CG	52,40	ALG
ALG502B	S55846-Z110	Messingverschr. PN16 G2 3/4" IG zu Rp2" AG 2-er Set	CG	113,00	ALG
ALG503	BPZ:ALG503	Tempergussverschr. PN16 G2 3/4" IG zu Rp2" AG 3-er Set	CG	79,20	ALG
ALG503B	S55846-Z111	Messingverschr. PN16 G2 3/4" IG zu Rp2" AG 3-er Set	CG	169,00	ALG
ALI10VWG41	S55845-Z194	Isolierschale VWG41.10..	CG	27,60	A6V10564480
ALI15VAG60/61	S55845-Z162	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN15 AG	CG	23,40	N4212
ALI15VAI60/61	BPZ:ALI15VAI60/61	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN15 IG	CG	23,90	N4211
ALI15VBG60/61	S55845-Z168	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN15 AG	CG	23,40	N4212
ALI15VBI60/61	BPZ:ALI15VBI60/61	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN15 IG	CG	23,90	N4211
ALI20VAG60/61	S55845-Z163	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN20 AG	CG	23,40	N4212
ALI20VAI60/61	BPZ:ALI20VAI60/61	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN20 IG	CG	23,90	N4211
ALI20VBG60/61	S55845-Z169	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN20 AG	CG	23,40	N4212
ALI20VBI60	BPZ:ALI20VBI60	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN20 IG	CG	23,90	N4211
ALI20VBI61	BPZ:ALI20VBI61	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN20 IG	CG	23,90	N4211
ALI20VWG41	S55845-Z161	Isolierschale VWG41.20..	CG	36,00	A6V10564480
ALI25VAG60/61	S55845-Z164	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN25 AG	CG	23,40	N4212
ALI25VAI60/61	BPZ:ALI25VAI60/61	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN25 IG	CG	23,90	N4211
ALI25VBG60/61	S55845-Z170	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN25 AG	CG	23,40	N4212
ALI25VBI60/61	BPZ:ALI25VBI60/61	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN25 IG	CG	23,90	N4211
ALI32VAG60/61	S55845-Z165	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN32 AG	CG	28,20	N4212
ALI32VAI60/61	BPZ:ALI32VAI60/61	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN32 IG	CG	28,70	N4211
ALI32VBG60/61	S55845-Z171	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN32 AG	CG	28,20	N4212
ALI32VBI60/61	BPZ:ALI32VBI60/61	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN32 IG	CG	28,70	N4211
ALI40VAG60/61	S55845-Z166	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN40 AG	CG	29,30	N4212
ALI40VAI60/61	BPZ:ALI40VAI60/61	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN40 IG	CG	30,00	N4211
ALI40VBG60/61	S55845-Z172	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN40 AG	CG	29,30	N4212
ALI40VBI60/61	BPZ:ALI40VBI60/61	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN40 IG	CG	30,00	N4211
ALI50VAG60/61	S55845-Z167	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN50 AG	CG	33,40	N4212
ALI50VAI60/61	BPZ:ALI50VAI60/61	Isolationsschale für 2-Wegkugelhähne, DN50 IG	CG	34,00	N4211
ALI50VBG60/61	S55845-Z173	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN50 AG	CG	33,40	N4212
ALI50VBI60/61	BPZ:ALI50VBI60/61	Isolationsschale für 3-Wegkugelhähne, DN50 IG	CG	34,00	N4211
ALN15.152B	S55845-Z156	Messingverschraubung G 1" / G 1/2", 2er-Set	CG	9,00	A6V10564480
ALN15.202B	S55845-Z157	Messingverschraubung G 1" / G 3/4", 2er-Set	CG	18,00	A6V10564480
ALP45	BPZ:ALP45	1 Zoll Ersatznippel für VPI45..Q	CG	14,50	N4853
ALP46	S55264-V115	Verschlussstopfen f.P/T Druckmess-Anschlüsse VPI45.Q	CG	2,81	N4853

# Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
ALP47	S55264-V116	Ablasskugelhahn für VPI45..Q	CG	14,60	N4853
ALP48	S55264-V117	Komb.P/T Druckm.-Anschluss für VPI45..Q	CG	31,70	N4853
ALP49	S55264-V118	P/T Druckmess-Anscklüsse (2-er Set) für VPI45..Q	CG	31,70	N4853
ALS152	BPZ:ALS152	Verschraubungen mit Schweissanschluss G3/4" 2-er Set	CG	39,50	n.Verf.
ALS202	BPZ:ALS202	Verschraubungen mit Schweissanschluss G1" 2-er Set	CG	42,00	n.Verf.
ALS252	BPZ:ALS252	Verschraubungen mit Schweissanschluss G1 1/4" 2-er Set	CG	51,00	n.Verf.
ALT-AB200	BPZ:ALT-AB200	Schutzrohr für Luftkanalmontage gelocht	CE	13,20	N1193
ALT-C001	BPZ:ALT-C001	Installationszubehör für RAK.. Spannband Ankopplungsfeder Klammern	CE	17,20	N1193
ALT-DB100J	S55700-P142	Doppelschutzrohr 2xLW7 PN10 Ms vernickelt 100mm für RAZ-..J	CE	21,70	N1194
ALT-DB150J	S55700-P143	Doppelschutzrohr 2xLW7 PN10 Ms vernickelt 150mm für RAZ-..J	CE	26,30	N1194
ALT-DB280J	S55700-P144	Doppelschutzrohr 2xLW7 PN10 Ms vernickelt 280mm für RAZ-..J	CE	35,90	N1194
ALT-DB450J	S55700-P145	Doppelschutzrohr 2xLW7 PN10 Ms vernickelt 450mm für RAZ-..J	CE	80,50	N1194
ALT-DS100J	S55700-P146	Doppelschutzrohr LW15 PN16 Stahl V4A 100mm für RAZ-..J	CE	48,50	N1194
ALT-DS150J	S55700-P147	Doppelschutzrohr LW15 PN16 Stahl V4A 150mm für RAZ-..J	CE	54,10	N1194
ALT-DS280J	S55700-P148	Doppelschutzrohr LW15 PN16 Stahl V4A 280mm für RAZ-..J	CE	75,60	N1194
ALT-DS450J	S55700-P149	Doppelschutzrohr LW15 PN16 Stahl V4A 450mm für RAZ-..J	CE	136,00	N1194
ALT-SB100	BPZ:ALT-SB100	Schutzrohr LW7 PN10 Ms vernickelt 100mm	CE	16,10	N1194
ALT-SB150	BPZ:ALT-SB150	Schutzrohr LW7 PN10 Ms vernickelt 150mm	CE	17,60	N1194
ALT-SB200	BPZ:ALT-SB200	Schutzrohr LW7 PN10 Ms vernickelt 200mm	CE	20,50	N1194
ALT-SB280	BPZ:ALT-SB280	Schutzrohr LW7 PN10 Ms vernickelt 280mm	CE	20,50	N1194
ALT-SS100	BPZ:ALT-SS100	Schutzrohr LW7 PN16 Stahl V4A 100mm	CE	25,60	N1194
ALT-SS150	BPZ:ALT-SS150	Schutzrohr LW7 PN16 Stahl V4A 150mm	CE	26,90	N1194
ALT-SS280	BPZ:ALT-SS280	Schutzrohr LW7 PN16 Stahl V4A 280mm	CE	30,50	N1194
ALT-SS450	BPZ:ALT-SS450	Schutzrohr LW7 PN16 Stahl V4A 450mm	CE	36,20	N1194
ALT-SSF100	BPZ:ALT-SSF100	Schutzrohr LW7 PN40 Stahl V4A 100mm	CE	51,60	N1194
ALT-SSF150	BPZ:ALT-SSF150	Schutzrohr LW7 PN40 Stahl V4A 150mm	CE	58,10	N1194
ALT-SSF200	BPZ:ALT-SSF200	Schutzrohr LW7 PN40 Stahl V4A 200mm	CE	72,50	N1194
ALT-SSF280	BPZ:ALT-SSF280	Schutzrohr LW7 PN40 Stahl V4A 280mm	CE	74,40	N1194
ALT-SSF450	BPZ:ALT-SSF450	Schutzrohr LW7 PN40 Stahl V4A 450mm	CE	88,60	N1194
ALT-SSF600	BPZ:ALT-SSF600	Schutzrohr LW7 PN40 Stahl V4A 600mm	CE	115,00	N1194
ALX15	S55845-Z174	Schmutzfilter 0,5mm mit DN15 Innengewinde G 1/2"	CG	29,10	N4212
ALX20	S55845-Z175	Schmutzfilter 0,8mm mit DN20 Innengewinde G 3/4"	CG	37,20	N4212
ALX25	S55845-Z176	Schmutzfilter 0,8mm mit DN25 Innengewinde G 1"	CG	47,20	N4212
ALX32	S55845-Z177	Schmutzfilter 0,8mm mit DN32 Innengewinde G 1 1/4"	CG	74,20	N4212
ALX40	S55845-Z178	Schmutzfilter 0,8mm mit DN40 Innengewinde G 1 1/2"	CG	88,70	N4212
ALX50	S55845-Z179	Schmutzfilter 0,8mm mit DN50 Innengewinde G 2"	CG	146,00	N4212
AQB2000	BPZ:AQB2000	Montagebügel für QBM65/66/75 für Luftkanalmontage	CF	22,90	N1590
AQB2001	S55720-S116	Anschlusset Druck für QBE2x03 1m Kapillare G1/2"	CF	108,00	A6V10434028
AQB2002	S55720-S117	Anschlusset Druckdifferenz für QBE63/64 1,5m Kapillare G1/2"	CF	229,00	N1922
AQB2004	S55720-S318	Montagebügel für QBE2x03 für abgesetzte Montage	CF	25,80	A6V10434028
AQB21.2	BPZ:AQB21.2	Hutschieneadapter für QBM66.. für DIN Hutschiene HT35-7,5	CF	34,10	N1590
AQE2102	BPZ:AQE2102	Klemmring-Verschraubung V4A PN16 im Gewinde mit Hilfsmittel dichtend	CF	101,00	N1781
AQF3100	BPZ:AQF3100	Strahlungsschutz für QFA3160	CF	211,00	N1858

**Neues Produkt**

19

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
AQF3101	BPZ:AQF3101	Ersatzfilterkappe für QFM..	CF	24,00	N1858
AQF3150	BPZ:AQF3150	Ersatz Messspitze f. QFA/QFM3160	CF	282,00	N1858
AQF3153	BPZ:AQF3153	Service Messspitzen 3x T+rF feste Messwerte f. QFA/QFM 31../41..	CF	622,00	N1859
AQF4150	BPZ:AQF4150	Ersatz Messspitze f. QFA/QFM4160 kalibriert	CF	415,00	N1859
AQM63.0	BPZ:AQM63.0	Montageflansch luftseit.Frostschutz für QAF63../QAF64..	CE	8,02	N1283
AQM63.2	BPZ:AQM63.2	Kapillarrohrhalter 3 Stück mit Distanzhalter	CE	43,30	N1193
AQM63.3	BPZ:AQM63.3	Kapillarrohrhalter 6 Stück	CE	18,30	N1193
AQR2500NF	S55720-S161	UP-Raumfühler Montageplatte	CF	3,59	N1408
AQR2510NFW	S55720-S158	UP-Raumfühler Design-Rahmen DELTA line titanweiss	CF	4,45	N1410
AQR2510NHW	S55720-S159	UP-Raumfühler Design-Rahmen DELTA miro titanweiss	CF	7,42	N1410
AQR2530NNW	S55720-S137	UP-Raumfühler Frontmodul	CF	24,70	N1410
AQR2531ANW	S55720-S133	UP-Raumfühler Frontmodul LG-Ni1000	CF	49,40	N1408
AQR2532NNW	S55720-S136	UP-Raumfühler Frontmodul T	CF	43,30	N1410
AQR2534ANW	S55720-S138	UP-Raumfühler Frontmodul T+rF+T(LG-Ni1000)	CF	164,00	N1410
AQR2535NNW	S55720-S141	UP-Raumfühler Frontmodul T+rF	CF	171,00	N1410
AQR2535NNWQ	S55720-S219	UP-Raumfühler Frontmodul T+rF mit LQ-LED-Anzeige	CF	171,00	N1410
AQR2540NF	S55720-S142	UP-Raumfühler Basismodul	CF	101,00	N1410
AQR2546NF	S55720-S147	UP-Raumfühler Basismodul CO2	CF	436,00	N1410
AQR2547NF	S55720-S146	UP-Raumfühler Basismodul VOC	CF	291,00	N1410
AQR2548NF	S55720-S148	UP-Raumfühler Basismodul CO2 (VOC)	CF	559,00	N1410
AQR2570NF	S55720-S203	UP-Raumfühler Basismodul für KNX	CF	155,00	N1411
AQR2576NF	S55720-S207	UP-Raumfühler Basismodul CO2 für KNX	CF	309,00	N1411
AQS2100	S55720-S493	Ersatz-Fühlermodul für QSM21xx Kanal-Feinstaubfühler	CF	170,00	A6V11893002
AQS2700	S55720-S459	Ersatz-Fühlermodul für QSA2700 Raum-Feinstaubfühler	CF	182,00	A6V11160938
AQY2010	BPZ:AQY2010	Verbindungskabel 3m für Messspitze QFA3xx/QFA4xx	CF	370,00	N1859
ARG22.1	BPZ:ARG22.1	Changeover-Bausatz für QAP22	CF	3,78	N1831
ARG22.2	BPZ:ARG22.2	ALU-Leistenbefestigung für QAP22	CF	23,00	N1831
ARG62.201	BPZ:ARG62.201	Türmontageset für SYNC 200	CA	46,50	N3101
ARG86.3	BPZ:ARG86.3	Montageset für Change-Over-Fühler für QAH11..	CF	1,50	N1840
ASC1.6	BPZ:ASC1.6	Hilfsschalter für SK.62 Stellantr.	CG	54,10	N4566
ASC10.42	S55845-Z137	Hilfsschalter für SQV..P.. -Stellantriebe	CG	129,00	N4833
ASC10.51	S55845-Z103	Hilfsschalter für SA..-Stellantriebe	CG	61,00	M4040_1
ASC2.1/18	BPZ:ASC2.1/18	Hilfsschalter zu SFA21/71.. Schaltpunkt fix 250V 2A	CG	28,00	N4863
ASC36	BPZ:ASC36	Hilfsschalter-Paar f. Stellantr. SQL36E65 SQL36E110	CG	144,00	N4505
ASC77.1E	BPZ:ASC77.1E	Hilfsschalter Luftklappen 1-fach für GCA./GBB./GIB./GMA./GEB.1E	CH	52,70	N4615
ASC77.2E	BPZ:ASC77.2E	Hilfsschalter Luftklappen 2-fach für GCA./GBB./GIB./GMA./GEB.1E	CH	73,30	N4615
ASC9.3	BPZ:ASC9.3	Doppelhilfsschalter für SK.32 Stellantriebe	CG	130,00	N4561
ASE1	BPZ:ASE1	Ersatzelektronik für Magentventile: MXF461/ MXG461S/ MXG461, DN1	CG	412,00	N4455
ASE12	BPZ:ASE12	Ersatzelektronik für Magentventile: MXF461B/ MVF461H/ MXG462S	CG	412,00	N4461
ASE2	BPZ:ASE2	Ersatzelektronik für Magnetventil-Type: MXF461 / MXG461, DN40 - DN65	CG	412,00	N4455
ASK30	BPZ:ASK30	Aufbausatz für SQS auf V.G45.. Ventile	CG	61,20	N4573
ASK31N	S55845-Z100	Aufbausatz für SAL auf VBF21 Ventile DN65...150	CG	62,50	N4502

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
ASK32N	S55845-Z211	Aufbausatz für SAL...T10 auf VBF21 Ventile DN40...50	CG	48,80	N4502
ASK33N	S55845-Z101	Aufbausatz für SAL auf VKF41 Ventile	CG	95,40	N4502
ASK35N	S55845-Z102	Aufbausatz für SAL auf VKF45 Ventile	CG	189,00	M4502.3
ASK39.1	S55845-Z109	Wetterschutzhülle für SAX..Stellantiebe	CG	147,00	N4501
ASK39.2	S55845-Z155	Wetterschutzhülle für SAS..Stellantiebe	CG	110,00	N4581
ASK46.1	BPZ:ASK46.1	Handversteller f. Drosselklappe VKF46.40...65	CG	55,00	N4136
ASK46.2	BPZ:ASK46.2	Handversteller f. Drosselklappe VKF46.80...125	CG	70,70	N4136
ASK46.3	BPZ:ASK46.3	Handversteller f. Drosselklappe VKF46.150...200	CG	101,00	N4136
ASK46.4	BPZ:ASK46.4	Handversteller f. Drosselklappe VKF46.250...400	CG	373,00	N4136
ASK50	BPZ:ASK50	Hubumkehrvorrichtung für SKD32/62 Ventilstellantriebe	CG	565,00	N4561
ASK51	BPZ:ASK51	Hubumkehrvorrichtung für SKB32/62 Ventilstellantriebe	CG	724,00	N4564
ASK55.2	BPZ:ASK55.2	Mitnehmer f. Hubstangenverlängerung f. GDB./GLB.2E (linear)	CH	19,30	N4698
ASK71.06	S55859-Z117	AchsadAPTER Standard für GCA./GBB./GIB.1E	CH	25,20	N4699
ASK71.07	S55859-Z118	Verdrehsicherung für GMA. GEB.1E	CH	3,46	N4697
ASK71.1	BPZ:ASK71.1	Dreh/Linearaufbausatz Bodenmontage für GCA./GBB./GIB.1E	CH	111,00	N4699
ASK71.11	BPZ:ASK71.11	Dreh/Linearaufbausatz Boden/Wand für GMA./GEB.1E	CH	128,00	N4697
ASK71.13	BPZ:ASK71.13	Dreh/Linearaufbausatz Hebel für GMA./GEB.1E	CH	52,70	N4697
ASK71.14	BPZ:ASK71.14	Dreh-Linearaufbausatz Hebel/Träger für GMA./GEB.1E	CH	70,40	N4697
ASK71.2	BPZ:ASK71.2	Dreh/Linearaufbausatz Wandmontage für GCA./GBB./GIB.1E	CH	181,00	N4699
ASK71.3	BPZ:ASK71.3	Dreh/Linearaufbausatz Hebel für GCA./GBB./GIB.1E	CH	46,30	N4699
ASK71.4	BPZ:ASK71.4	Dreh-Linearaufbausatz Hebel/Träger für GCA./GBB./GIB.1E	CH	58,70	N4699
ASK71.5	BPZ:ASK71.5	Dreh/Linearaufbausatz Hebel für GDB./GLB.1E	CH	51,90	N4698
ASK71.6	BPZ:ASK71.6	Dreh/Linearaufbausatz Hebel/Winkel für GDB./GLB.1E	CH	72,50	N4698
ASK71.9	BPZ:ASK71.9	Universalhebel für GDB GLB GEB GMA GCA GIB GBB.1E	CH	63,10	N4697
ASK73.1	BPZ:ASK73.1	Verdrehsicherung für Powerpack für GCA. GBB. GIB.1E für 2/3-Punkt	CH	42,50	N4699
ASK73.2	BPZ:ASK73.2	Verdrehsicherung für Powerpack für GCA. GBB. GIB.1E für stetig	CH	143,00	N4699
ASK74.1	BPZ:ASK74.1	AchsadAPTER Spezial für GCA./GBB./GIB.1E	CH	46,60	N4699
ASK74.12	S55859-Z103	AchsadAPTER komplett für GMA./GEB.1E	CH	24,00	N4697
ASK74.17	S55859-Z108	Achsbefestigung 4-Kant kompl. 15mm für GCA./GBB./GIB.1E	CH	27,60	N4699
ASK74.20	S55859-Z111	Achsbefestigung 4-Kant kompl. 8mm für GCA./GBB./GIB.1E	CH	30,10	N4699
ASK74.7	BPZ:ASK74.7	Achsverlängerung für GCA./GBB./GIB./GMA./GEB.1E	CH	143,00	N4699
ASK75.1	BPZ:ASK75.1	Wetterschutzhülle für GBB./GCA./GIB.1E	CH	280,00	N4699
ASK75.3	BPZ:ASK75.3	Wetterschutzhülle für GMA./GEB.1E	CH	402,00	N4697
ASK75.4	BPZ:ASK75.4	Wetterschutzhülle für GBB./GCA./GIB.1E	CH	127,00	N4699
ASK75.5	BPZ:ASK75.5	Wetterschutzhülle für GDB./GLB.	CH	109,00	N4698
ASK75.6	BPZ:ASK75.6	Wetterschutzhülle für GMA./GEB.	CH	211,00	N4697
ASK77.2	BPZ:ASK77.2	Montagesatz für GMA..1E	CG	59,20	N4211
ASK77.3	BPZ:ASK77.3	Montagesatz für GLB..1E	CG	39,10	N4211
ASK78.10	BPZ:ASK78.10	Zentriereinsatz rund 12mm für GDB/GLB..1E	CH	4,10	N4698
ASK78.12	BPZ:ASK78.12	Zentriereinsatz D-Profil FIX d=12x9mm für GDB/GLB..1E	CH	4,10	N4698
ASK78.14	BPZ:ASK78.14	Zentriereinsatz 4-kant Profil 8mm für GDB/GLB..1E	CH	4,10	N4698
ASK78.3	BPZ:ASK78.3	Einlegeteil für Achsen d=8..10mm für GDB/GLB..1E	CH	4,10	N4698
ASK78.5	BPZ:ASK78.5	Zentriereinsatz rund 12,7mm (1/2") für GDB/GLB..1E	CH	6,42	N4698
ASK78.6	BPZ:ASK78.6	Zentriereinsatz vierkant 8* 8mm für GDB/GLB..1E	CH	4,10	N4698

**Neues Produkt**

21

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
ASK78.7	BPZ:ASK78.7	Zentriereinsatz vierkant 10*10mm für GDB/GLB..1E	CH	5,47	N4698
ASK78.9	BPZ:ASK78.9	Zentriereinsatz rund 10mm für GDB/GLB..1E	CH	8,19	N4698
ASP1.1	S55845-Z138	AC230V auf AC24V Konverter für SQV..P Stellantriebe	CG	132,00	N4833
ASR0.16N	BPZ:ASR0.16N	Ventileinsatz f. MVF661/MVS661, kvs=0,16, Kältemittel / Ammoniak	CZ	468,00	N4716
ASR0.4N	BPZ:ASR0.4N	Ventileinsatz f. MVF661/MVS661, kvs=0,40, Kältemittel / Ammoniak	CZ	532,00	N4716
ASR1.0N	BPZ:ASR1.0N	Ventileinsatz f. MVF661/MVS661, kvs=1,00, Kältemittel / Ammoniak	CZ	604,00	N4716
ASR2.5N	BPZ:ASR2.5N	Ventileinsatz f. MVF661/MVS661, kvs=2,50, Kältemittel / Ammoniak	CZ	670,00	N4716
ASR6.3N	BPZ:ASR6.3N	Ventileinsatz f. MVF661/MVS661, kvs=6,30, Kältemittel / Ammoniak	CZ	735,00	N4716
ASR70	S55845-Z241	PTC-Heiz-Element 24V AC/DC f. MVL661/MVS661	CZ	207,00	N4716
ASY100	BPZ:ASY100	Klemmenblock für Antriebe SS..61 AC24V DC0..10V	CG	7,08	N4864
ASY23L100	S55174-A129	Anschlusskabel AC/DC 24, 230V,2.Pkt, 10m für Stellantriebe ST..3..	CG	49,50	N4884
ASY23L100HF	S55174-A136	Anschlusskabel AC/DC 24, 230V,2.Pkt, 10m für Stellantriebe ST..3..	CG	58,50	N4884
ASY23L20	S55174-A123	Anschlusskabel AC/DC 24, 230V,2.Pkt, 2m für Stellantriebe ST..3..	CG	8,75	N4884
ASY23L20HF	S55174-A134	Anschlusskabel AC/DC 24, 230V,2.Pkt, 2m für Stellantriebe ST..3..	CG	17,50	N4884
ASY23L20LD	S55174-A157	Anschlusskabel mit LED,2-Pkt., AC 24V, 2m für Stellantriebe ST..3	CG	26,30	N4884
ASY23L50	S55174-A126	Anschlusskabel AC/DC 24, 230V,2.Pkt, 5m für Stellantriebe ST..3..	CG	22,00	N4884
ASY23L50HF	S55174-A135	Anschlusskabel AC/DC 24, 230V,2.Pkt, 5m für Stellantriebe ST..3..	CG	27,60	N4884
ASY3L25	BPZ:ASY3L25	Anschlusskabel AC230V 3-Pkt. 2,5m für Stellantriebe SSA/B/D/P31..	CG	18,80	N4864
ASY3L45	BPZ:ASY3L45	Anschlusskabel AC230V 3-Pkt. 4,5m für Stellantriebe SSA/B/D/P31..	CG	25,00	N4864
ASY6AL20	S55174-A137	Anschlusskabel mit 0-10V Modul, AC 24V, 2m für Stellantriebe STA..3	CG	78,90	N4884
ASY6AL20HF	S55174-A147	Anschlusskabel m.0-10V Modul, Halogenfrei, AC24V,2m für Stellantrieb.STA.3	CG	117,00	N4884
ASY6L25	BPZ:ASY6L25	Anschlusskabel 24V DC0..10V 2,5m für Stellantriebe SSA/B/D/P61..	CG	12,20	N4891
ASY6L45	BPZ:ASY6L45	Anschlusskabel 24V DC0..10V 4,5m für Stellantriebe SSA/B/D/P61..	CG	21,80	N4891
ASY6L45HF	BPZ:ASY6L45HF	Anschlusskabel 24V DC0..10V 4,5m für Stellantriebe halogenfrei	CG	26,10	N4891
ASY8L25	BPZ:ASY8L25	Anschlusskabel AC24V 3-Pkt. 2,5m für Stellantriebe SSA/B/D/P81..	CG	12,20	N4891
ASY8L45	BPZ:ASY8L45	Anschlusskabel AC24V 3-Pkt. 4,5m für Stellantriebe SSA/B/D/P81..	CG	21,80	N4891
ASY8L45HF	BPZ:ASY8L45HF	Anschlusskabel AC24V 3-Pkt. 4,5m für Stellantriebe halogenfrei	CG	26,10	N4891
ASY98	BPZ:ASY98	Sicherungsschraube f. Kabelstecker	CG	3,51	N4864
ASY99	BPZ:ASY99	Klemmenblock für Antriebe SS..81 AC24V 3-Pkt.	CG	7,08	N4864
ASZ36	BPZ:ASZ36	Potentiometer 1000Ohm f. Stellantr. SQL36E65 SQL36E110	CG	372,00	N4505
ASZ6.6	S55845-Z108	Spindelheizung für 20/40mm Hubventile; für SK.. und SAX.. Stellantriebe	CG	262,00	N4040_01
ASZ7.3	BPZ:ASZ7.3	Potentiometer 1000Ohm für SK.32 Stellantriebe	CG	268,00	N4564

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
ASZ7.31	BPZ:ASZ7.31	Potentiometer 135Ohm für SK.32 Stellantriebe	CG	268,00	N4564
ASZ7.32	BPZ:ASZ7.32	Potentiometer 200Ohm für SK.32 Stellantriebe	CG	268,00	N4564
ASZ7.5/1000	S55845-Z106	Potentiometer 1000 Ohm für SAX.. Stellantriebe	CG	258,00	N4040_01
ASZ7.6/1000	S55845-Z136	Potentiometer 1000 Ohm für SQV..P Stellantriebe	CG	214,00	N4833
ATN4	BPZ:ATN4	Handverstellknopf für VDN.. VEN.. VUN.. RAL9016	CG	2,02	N2100
AUZ3.1	BPZ:AUZ3.1	Tagesschaltuhr analog RVP200/RAV mit 12 Std.Gangreserve	CA	61,20	N2464
AUZ3.7	BPZ:AUZ3.7	Wochenschaltuhr analog RVP200/RAV mit 12 Std. Gangreserve	CA	100,00	N2464
AV100-VP1	BPZ:AV100-VP1	Dichteinsatz f. VPD../VPE..	CG	46,50	N2100
AV301	S55174-A159	Bajonettadapter 5mm höher für Ventile M30x1,5 für ST..3..	CG	6,05	N4884
AV302	S55174-A160	Bajonettadapter 5mm höher für Ventile M28x1,5 für ST..3..	CG	6,05	N4884
AV303	S55174-A161	Bajonettadapter 5mm höher für Ventile M30x1 für ST..3..	CG	6,05	N4884
AV304	S55174-A167	Adapter Set (5 Stück) für ST..3..	CG	26,80	N4884
AV53	BPZ:AV53	Adapter Danfoss RA-N (RA2000) für STA../SSA..	CG	9,26	N2100
AV54	BPZ:AV54	Adapter Danfoss RAVL f. STA../SSA..	CG	20,90	N2100
AV55	BPZ:AV55	Adapter Danfoss RAV für STA../SSA..	CG	28,30	N2100
AV56	BPZ:AV56	Adapter Giacomini für STA../SSA..	CG	27,40	N2100
AV57	BPZ:AV57	Adapter Herz für STA../SSA..	CG	14,10	N2100
AV58	BPZ:AV58	Adapter Oventrop für STA../SSA..	CG	25,90	N2100
AV60	BPZ:AV60	Adapter TA für STA../SSA..	CG	14,10	N2100
AV61	BPZ:AV61	Adapter Markaryd für STA../SSA..	CG	14,10	N2100
AV63	S55174-A165	Adapter Giacomini für ST..3..	CG	6,05	N4884
AV64	S55174-A166	Adapter Pettinaroli Verteiler für ST..3..	CG	26,80	N4884
AVN15-15	BPZ:AVN15-15	Klemmringverschraubung 1/2" Cu 15mm Für Kupfer- oder Weichstahlrohre	CG	22,20	N2100
AVN15A16	BPZ:AVN15A16	Klemmringverschr. 1/2" f. Kunststoffrohre m.Alu P,A 16x2mm	CG	6,73	N2100
AZX61.1	S55845-Z107	Funktionsmodul für SAX..Stellantrieb	CG	88,10	N4040_01
BAU200	BPZ:BAU200	Digitalanzeige Universal für Schaltschrankneinbau	CA	335,00	N5312
BSG21.1	BPZ:BSG21.1	Universalsollwertgeber mit Drehknopf und Skala 0..50°C	CA	69,30	N1991
BSG21.5	BPZ:BSG21.5	Fernsollwertgeber LG Ni1000 wählbar mit Drehknopf und Skala	CA	73,90	N1991
BSG61	BPZ:BSG61	Fernsollwertgeber 0-10V m.Drehknopf u.Skala	CA	86,40	N1992
CPS40.040	BPZ:CPS40.040	PolyCool-SET (Ü-Regler,Druck-/Temp.-Sensor, Kälteventil MVL661.15-0.4)	CZ	1420,00	N3372
CPS40.100	BPZ:CPS40.100	PolyCool-SET (Ü-Regler,Druck-/Temp.-Sensor, Kälteventil MVL661.15-1.0)	CZ	1590,00	N3372
CPS40.250	BPZ:CPS40.250	PolyCool-SET (Ü-Regler,Druck-/Temp.-Sensor, Kälteventil MVL661.20-2.5)	CZ	1640,00	N3372
CPS40.630	BPZ:CPS40.630	PolyCool-SET (Ü-Regler,Druck-/Temp.-Sensor, Kälteventil MVL661.25-6.3)	CZ	2040,00	N3372
CU230P-2-BT	S55529-E100	G120P Control Unit, USS,Modbus,BacNet	CJ	337,00	N5111
CU230P-2DP	6SL3243-0BB30-1PA3	G120P Control Unit, Profibus	CJ	483,00	N5111
ERF910	BPZ:ERF910	Repeater KNX-Funk	CD	369,00	N2704
EVF4U20E065	S55300-M106	Intelligent Valve DN65, V100: 30 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	3000,00	A6V11444716
EVF4U20E080	S55300-M107	Intelligent Valve DN80, V100: 48 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	3320,00	A6V11444716
EVF4U20E100	S55300-M108	Intelligent Valve DN100, V100: 75 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	3850,00	A6V11444716
EVF4U20E125	S55300-M109	Intelligent Valve DN125, V100: 120 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	4980,00	A6V11444716
EVG4U10E015	S55300-M100	Intelligent Valve DN15, V100: 1,5 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	976,00	A6V11444716

**Neues Produkt**

23

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
EVG4U10E020	S55300-M101	Intelligent Valve DN20, V100: 3 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	995,00	A6V11444716
EVG4U10E025	S55300-M102	Intelligent Valve DN25, V100: 4,5 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	1020,00	A6V11444716
EVG4U10E032	S55300-M103	Intelligent Valve DN32, V100: 7 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	1120,00	A6V11444716
EVG4U10E040	S55300-M104	Intelligent Valve DN40, V100: 11,5 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	1240,00	A6V11444716
EVG4U10E050	S55300-M105	Intelligent Valve DN50, V100: 18 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	1380,00	A6V11444716
EXF4U20E065	S55300-M117	Intelligent Valve 3-Weg DN65 V100: 20 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	3250,00	A6V12028437
EXF4U20E080	S55300-M118	Intelligent Valve 3-Weg DN80 V100: 32 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	3460,00	A6V12028437
EXF4U20E100	S55300-M119	Intelligent Valve 3-Weg DN100 V100: 50 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	4280,00	A6V12028437
EXG4U10E015	S55300-M111	Intelligent Valve 3-Weg DN15 V100: 1,2 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	1010,00	A6V12028437
EXG4U10E020	S55300-M112	Intelligent Valve 3-Weg DN20 V100: 2 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	1040,00	A6V12028437
EXG4U10E025	S55300-M113	Intelligent Valve 3-Weg DN25 V100: 3,2 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	1080,00	A6V12028437
EXG4U10E032	S55300-M114	Intelligent Valve 3-Weg DN32 V100: 5 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	1190,00	A6V12028437
EXG4U10E040	S55300-M115	Intelligent Valve 3-Weg DN40 V100: 8 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	1390,00	A6V12028437
EXG4U10E050	S55300-M116	Intelligent Valve 3-Weg DN50 V100: 12 m3/h inkl. Stellantrieb	CG	1620,00	A6V12028437
EZT-M40	S55845-Z231	Tauchhülsen Messing für Intelligent Valve DN 15...50	CG	91,40	A6V11444716
EZT-S100	S55845-Z232	Tauchhülse G ½", G ¼", rostfrei, Ø6,2 x 92,5mm, f. 100mm Temp.fühler	CG	132,00	A6V11444716
EZU10-10025	S55845-Z230	Temperaturfühlerpaar Pt1000, PL Ø 6 x 105mm, Kabellänge 2,5m	CG	177,00	A6V11444716
EZU10-2615	S55845-Z229	Temperaturfühlerpaar Pt1000, DS M10x1; Ø 5,2 x 26mm, Kabel-länge 1,5m	CG	141,00	A6V11444716
EZU-WA	S55845-Z234	Wandhalter für Intelligent Valve Controller	CG	26,40	A6V11444716
EZU-WB	S55845-Z236	Abstandshalter für Controller Box Intelligent Valve	CG	26,40	A6V12028437
FGT-PT1000	BPZ:FGT-PT1000	Rauchgastemperaturfühler -20..400°C Pt1000	CF	533,00	N1846
FKM0023	JXF:FKM0023	Kugelhahn IG 1/2" mit Fühleraufnahme M10x1	CK	12,80	N5323
FKM0024	JXF:FKM0024	Kugelhahn IG 3/4" mit Fühleraufnahme M10x1	CK	17,20	N5323
FKM0025	S55563-F119	Kugelhahn IG 1" mit Fühleraufnahme M10x1	CK	27,90	N5323
FKM0038	JXF:FKM0038	Tauchhülse G1/4 / 5,0mm/ MID für Fühler Länge Tauchhülse d=5x45mm	CK	12,30	N5323
FKM0070	JXF:FKM0070	Zählerersatzstück G3/4" 80mm	CK	9,14	N5323
FKM0074	JXF:FKM0074	Zählerersatzstück G3/4" 110mm	CK	10,00	N5323
FKM0075	JXF:FKM0075	Zählerersatzstück G1" 130mm	CK	17,50	N5323
FK-PZ1	BPZ:FK-PZ1	Anschluss-Set für Druckfühler kurz Stahl Standard	CF	24,20	N1589
FK-PZ2	BPZ:FK-PZ2	Anschluss-Set für Druckfühler lang Aluminium High Quality	CF	106,00	N1589
FK-PZ3	BPZ:FK-PZ3	Anschluss-Set für Druckfühler Kunststoff feste Eintauchlänge	CF	16,70	N1589
FKS0005	JXF:FKS0005	Dichtung, 3/4", Dicke 2mm	CK	0,28	N5323
FKS0006	JXF:FKS0006	Dichtung, 1", Dicke 2mm	CK	0,41	N5323
FK-TP/200	BPZ:FK-TP/200	Kanaltemperaturfühler Pt100 200mm IP65 -70..+260°C	CF	418,00	N1778
FNS0001	JXF:FNS0001	Plombe für Zählerplombierung, Länge 250mm	CK	0,79	N5323
FT-PZ1	BPZ:FT-PZ1	Gewintheadapter f. Druckfühler QBE.. für Kältemittel	CZ	47,10	N1907
FT-TP/100	BPZ:FT-TP/100	Tauchtemperaturfühler Pt100 100mm IP65 -70..+260°C	CF	367,00	N1797
FT-TP/100-200	S55720-S498	Tauchtemperaturfühler Pt100 100mm IP65 -200..+600°C	CF	448,00	N1797
FT-TP/400	BPZ:FT-TP/400	Tauchtemperaturfühler Pt100 400mm IP65 -70..+260°C	CF	457,00	N1797
G120P-0.75/32A	6SL3200-6AE12-2AH0	Frequenzumformer 400V 0,75kW IP20 inkl.Filter A	CJ	578,00	N5111
G120P-0.75/32B	6SL3200-6AE12-2BH0	Frequenzumformer 400V 0,75kW IP20 inkl.Filter B	CJ	610,00	N5111

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
G120P-0.75/35A	6SL3200-6AM12-2AH0	Frequenzumrichter 400V 0.75kW IP55 inkl. Filter A	CJ	640,00	N5111
G120P-0.75/35B	6SL3200-6AM12-2BH0	Frequenzumrichter 400V 0,75kW IP55 inkl. Filter B	CJ	658,00	N5111
G120P-1.1/32A	6SL3200-6AE13-1AH0	Frequenzumformer 400V 1,1kW IP20 inkl.Filter A	CJ	584,00	N5111
G120P-1.1/32B	6SL3200-6AE13-1BH0	Frequenzumformer 400V 1,1kW IP20 inkl.Filter B	CJ	617,00	N5111
G120P-1.1/35A	6SL3200-6AM13-1AH0	Frequenzumrichter 400V 1,1kW IP55 inkl. Filter A	CJ	646,00	N5111
G120P-1.1/35B	6SL3200-6AM13-1BH0	Frequenzumrichter 400V 1,1kW IP55 inkl. Filter B	CJ	664,00	N5111
G120P-1.5/32A	6SL3200-6AE14-1AH0	Frequenzumformer 400V 1,5kW IP20 inkl.Filter A	CJ	663,00	N5111
G120P-1.5/32B	6SL3200-6AE14-1BH0	Frequenzumformer 400V 1,5kW IP20 inkl.Filter B	CJ	697,00	N5111
G120P-1.5/35A	6SL3200-6AM14-1AH0	Frequenzumrichter 400V 1.5kW IP55 inkl. Filter A	CJ	787,00	N5111
G120P-1.5/35B	6SL3200-6AM14-1BH0	Frequenzumrichter 400V 1,5kW IP55 inkl. Filter B	CJ	808,00	N5111
G120P-11/32A	6SL3200-6AE22-6AH0	Frequenzumformer 400V 11kW IP20 inkl.Filter A	CJ	1660,00	N5111
G120P-11/32B	6SL3200-6AE22-6BH0	Frequenzumformer 400V 11kW IP20 inkl.Filter B	CJ	1790,00	N5111
G120P-11/35A	6SL3200-6AM22-6AH0	Frequenzumrichter 400V 11kW IP55 inkl. Filter A	CJ	1830,00	N5111
G120P-11/35B	6SL3200-6AM22-6BH0	Frequenzumrichter 400V 11kW IP55 inkl. Filter B	CJ	1960,00	N5111
G120P-15/32A	6SL3200-6AE23-2AH0	Frequenzumformer 400V 15kW IP20 inkl.Filter A	CJ	2080,00	N5111
G120P-15/32B	6SL3200-6AE23-2BH0	Frequenzumformer 400V 15kW IP20 inkl.Filter B	CJ	2210,00	N5111
G120P-15/35A	6SL3200-6AM23-2AH0	Frequenzumrichter 400V 15kW IP55 inkl. Filter A	CJ	2270,00	N5111
G120P-15/35B	6SL3200-6AM23-2BH0	Frequenzumrichter 400V 15kW IP55 inkl. Filter B	CJ	2410,00	N5111
G120P-18.5/32A	6SL3200-6AE23-8AH0	Frequenzumformer 400V 18,5kW IP20 inkl.Filter A	CJ	2500,00	N5111
G120P-18.5/32B	6SL3200-6AE23-8BH0	Frequenzumformer 400V 18,5kW IP20 inkl.Filter B	CJ	2860,00	N5111
G120P-18.5/35A	6SL3200-6AM23-8AH0	Frequenzumrichter 400V 18.5kW IP55 inkl. Filter A	CJ	2760,00	N5111
G120P-18.5/35B	6SL3200-6AM23-8BH0	Frequenzumrichter 400V 18.5kW IP55 inkl. Filter B	CJ	2880,00	N5111
G120P-2.2/32A	6SL3200-6AE15-8AH0	Frequenzumformer 400V 2,2kW IP20 inkl.Filter A	CJ	716,00	N5111
G120P-2.2/32B	6SL3200-6AE15-8BH0	Frequenzumformer 400V 2,2kW IP20 inkl.Filter B	CJ	752,00	N5111
G120P-2.2/35A	6SL3200-6AM15-8AH0	Frequenzumrichter 400V 2.2kW IP55 inkl. Filter A	CJ	861,00	N5111
G120P-2.2/35B	6SL3200-6AM15-8BH0	Frequenzumrichter 400V 2.2kW IP55 inkl. Filter B	CJ	886,00	N5111
G120P-22/32A	6SL3200-6AE24-5AH0	Frequenzumformer 400V 22kW IP20 inkl.Filter A	CJ	2940,00	N5111
G120P-22/32B	6SL3200-6AE24-5BH0	Frequenzumformer 400V 22kW IP20 inkl.Filter B	CJ	3120,00	N5111
G120P-22/35A	6SL3200-6AM24-5AH0	Frequenzumrichter 400V 22kW IP55 inkl. Filter A	CJ	3160,00	N5111
G120P-22/35B	6SL3200-6AM24-5BH0	Frequenzumrichter 400V 22kW IP55 inkl. Filter B	CJ	3310,00	N5111
G120P-3/32A	6SL3200-6AE17-7AH0	Frequenzumformer 400V 3kW IP20 inkl.Filter A	CJ	864,00	N5111
G120P-3/32B	6SL3200-6AE17-7BH0	Frequenzumformer 400V 3kW IP20 inkl.Filter B	CJ	896,00	N5111
G120P-3/35A	6SL3200-6AM17-7AH0	Frequenzumrichter 400V 3kW IP55 inkl. Filter A	CJ	1020,00	N5111
G120P-3/35B	6SL3200-6AM17-7BH0	Frequenzumrichter 400V 3kW IP55 inkl. Filter B	CJ	1050,00	N5111

**Neues Produkt**

25

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
G120P-30/32A	6SL3200-6AE26-0AH0	Frequenzumformer 400V 30kW IP20 inkl.Filter A	CJ	3440,00	N5111
G120P-30/32B	6SL3200-6AE26-0BH0	Frequenzumformer 400V 30kW IP20 inkl.Filter B	CJ	3620,00	N5111
G120P-30/35A	6SL3200-6AM26-0AH0	Frequenzumrichter 400V 30kW IP55 inkl. Filter A	CJ	3920,00	N5111
G120P-30/35B	6SL3200-6AM26-0BH0	Frequenzumrichter 400V 30kW IP55 inkl. Filter B	CJ	4080,00	N5111
G120P-37/32A	6SL3200-6AE27-5AH0	Frequenzumformer 400V 37kW IP20 inkl.Filter A	CJ	4240,00	N5111
G120P-37/32B	6SL3200-6AE27-5BH0	Frequenzumformer 400V 37kW IP20 inkl.Filter B	CJ	4420,00	N5111
G120P-37/35A	6SL3200-6AM27-5AH0	Frequenzumrichter 400V 37kW IP55 inkl. Filter A	CJ	4710,00	N5111
G120P-37/35B	6SL3200-6AM27-5BH0	Frequenzumrichter 400V 37kW IP55 inkl. Filter B	CJ	4850,00	N5111
G120P-4/32A	6SL3200-6AE21-0AH0	Frequenzumformer 400V 4kW IP20 inkl.Filter A	CJ	981,00	N5111
G120P-4/32B	6SL3200-6AE21-0BH0	Frequenzumformer 400V 4kW IP20 inkl.Filter B	CJ	1030,00	N5111
G120P-4/35A	6SL3200-6AM21-0AH0	Frequenzumrichter 400V 4kW IP55 inkl. Filter A	CJ	1130,00	N5111
G120P-4/35B	6SL3200-6AM21-0BH0	Frequenzumrichter 400V 4kW IP55 inkl. Filter B	CJ	1180,00	N5111
G120P-45/32A	6SL3200-6AE28-8AH0	Frequenzumformer 400V 45kW IP20 inkl.Filter A	CJ	5180,00	N5111
G120P-45/32B	6SL3200-6AE28-8BH0	Frequenzumformer 400V 45kW IP20 inkl.Filter B	CJ	5350,00	N5111
G120P-45/35A	6SL3200-6AM28-8AH0	Frequenzumrichter 400V 45kW IP55 inkl. Filter A	CJ	5620,00	N5111
G120P-45/35B	6SL3200-6AM28-8BH0	Frequenzumrichter 400V 45kW IP55 inkl. Filter B	CJ	5800,00	N5111
G120P-5.5/32A	6SL3200-6AE21-3AH0	Frequenzumformer 400V 5,5kW IP20 inkl.Filter A	CJ	1020,00	N5111
G120P-5.5/32B	6SL3200-6AE21-3BH0	Frequenzumformer 400V 5,5kW IP20 inkl.Filter B	CJ	1110,00	N5111
G120P-5.5/35A	6SL3200-6AM21-3AH0	Frequenzumrichter 400V 5.5kW IP55 inkl. Filter A	CJ	1180,00	N5111
G120P-5.5/35B	6SL3200-6AM21-3BH0	Frequenzumrichter 400V 5.5kW IP55 inkl. Filter B	CJ	1260,00	N5111
G120P-55/32A	6SL3200-6AE31-1AH0	Frequenzumformer 400V 55kW IP20 inkl.Filter A	CJ	6180,00	N5111
G120P-55/32B	6SL3200-6AE31-1BH0	Frequenzumformer 400V 55kW IP20 inkl.Filter B	CJ	6400,00	N5111
G120P-55/35A	6SL3200-6AM31-1AH0	Frequenzumrichter 400V 55kW IP55 inkl. Filter A	CJ	7010,00	N5111
G120P-55/35B	6SL3200-6AM31-1BH0	Frequenzumrichter 400V 55kW IP55 inkl. Filter B	CJ	7050,00	N5111
G120P-7.5/32A	6SL3200-6AE21-8AH0	Frequenzumformer 400V 7,5kW IP20 inkl.Filter A	CJ	1350,00	N5111
G120P-7.5/32B	6SL3200-6AE21-8BH0	Frequenzumformer 400V 7,5kW IP20 inkl.Filter B	CJ	1470,00	N5111
G120P-7.5/35A	6SL3200-6AM21-8AH0	Frequenzumrichter 400V 7.5kW IP55 inkl. Filter A	CJ	1520,00	N5111
G120P-7.5/35B	6SL3200-6AM21-8BH0	Frequenzumrichter 400V 7.5kW IP55 inkl. Filter B	CJ	1620,00	N5111
G120P-75/32A	6SL3200-6AE31-4AH0	Frequenzumformer 400V 75kW IP20 inkl.Filter A	CJ	7510,00	N5111
G120P-75/32B	6SL3200-6AE31-4BH0	Frequenzumformer 400V 75kW IP20 inkl.Filter B	CJ	7790,00	N5111
G120P-75/35A	6SL3200-6AM31-4AH0	Frequenzumrichter 400V 75kW IP55 inkl. Filter A	CJ	8660,00	N5111
G120P-75/35B	6SL3200-6AM31-4BH0	Frequenzumrichter 400V 75kW IP55 inkl. Filter B	CJ	8930,00	N5111
G120P-90/35A	6SL3200-6AM31-7AH0	Frequenzumrichter 400V 90kW IP55 inkl. Filter A	CJ	9970,00	N5111
G120P-90/35B	6SL3200-6AM31-7BH0	Frequenzumrichter 400V 90kW IP55 inkl. Filter B	CJ	10300,00	N5111

# Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
G120P-AirSheet-FSA	6SL3266-7SA00-OMA0	Luftleitblech zur Ins. G120P (PM230) IP55,FSA	CJ	21,60	N5111
G120P-AirSheet-FSB	6SL3266-7SB00-OMA0	Luftleitblech zur Ins. G120P (PM230) IP55,FSB	CJ	25,00	N5111
G120P-AirSheet-FSC	6SL3266-7SC00-OMA0	Luftleitblech zur Ins. G120P (PM230) IP55,FSC	CJ	32,00	N5111
G120P-BCOVER	6SL3256-6BA00-0AA0	SINAMICS G120P, Blindabdeckung	CJ	29,00	N5116
G120P-BOP-2	6SL3255-6AA00-4CA0	FU, Basic Operator Panel mit 2 zeiligem Display	CJ	55,20	N5116
G120P-CUScreen	6SL3264-1EA00-0FA0	SINAMICS G120P Schirmanschlüsse-Kit f. CU230P-2	CJ	23,70	N5111
G120P-DOOR-KIT	6SL3256-6AP00-0JA0	SINAMICS G120P, Türmontagesatz	CJ	44,00	N5111
G120P-IOP-2-BT	6SL3255-6AA00-4JA2	FU, Intelligent Operator Panel mit farblichem Klartextdisplay	CJ	176,00	N5116
G120P-IP55-PAN-EXT	6SL3256-1BA00-4HB0	SINAMICS G120P Erweiterungskabel für IP55 Geräte 10m	CJ	78,70	M5119
G120P-MSetFSA-IP55	6SL3200-0SK02-0AA0	G120P Montagekleinteile-Set, PM230,IP55,FSA	CJ	120,00	N5111
G120P-MSetFSB-IP55	6SL3200-0SK03-0AA0	G120P Montagekleinteile-Set, PM230,IP55,FSB	CJ	135,00	N5111
G120P-MSetFSC-IP55	6SL3200-0SK04-0AA0	G120P Montagekleinteile-Set, PM230,IP55,FSC	CJ	150,00	N5111
G120P-MSetFSD-IP55	6SL3200-0SK05-0AA0	G120P Montagekleinteile-Set, PM230,IP55,FSD	CJ	166,00	N5111
G120P-MSetFSE-IP55	6SL3200-0SK06-0AA0	G120P Montagekleinteile-Set, PM230,IP55,FSE	CJ	182,00	N5111
G120P-MSetFSF-IP55	6SL3200-0SK07-0AA0	G120P Montagekleinteile-Set, PM230,IP55,FSF	CJ	196,00	N5111
G120P-PC-Kit	6SL3255-0AA00-2CA0	G120P PC-Umrüchter Verbindungssatz-2	CJ	53,20	N5111
G120P-SAM	6SL3255-6AA00-5AA0	G120 Smart Access Modul,W-LAN Modul für Inbetriebnahme und Diagnose	CJ	176,00	N5116
G120P-Starter	6SL3072-0AA00-0AG0	STARTER Software	CJ	51,80	N5111
GAP191.1E	BPZ:GAP191.1E	Drehantrieb 24VAC/DC 2/3-P, 0/2-10VDC, 0/4-20mA 6Nm 90° 2s	CH	266,00	N4608
GAP196.1E	BPZ:GAP196.1E	Drehantrieb 24VAC/DC 2/3-P, 0/2-10VDC, 0/4-20mA 6Nm 90° 2s 2HS	CH	299,00	N4608
GBB131.1E	BPZ:GBB131.1E	Drehantrieb 24VAC 3-P 25Nm 90°	CH	199,00	N4626
GBB135.1E	BPZ:GBB135.1E	Drehantrieb 24VAC 3-P 25Nm 90° 2 Hilfsschalter Stellungsgeber	CH	254,00	N4626
GBB136.1E	BPZ:GBB136.1E	Drehantrieb 24VAC 3-P 25Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	229,00	N4626
GBB161.1E	BPZ:GBB161.1E	Drehantrieb 24VAC 0-10V 25Nm 90°	CH	273,00	N4626
GBB163.1E	BPZ:GBB163.1E	Drehantrieb 24VAC e0-30V 25Nm 90°	CH	288,00	N4626
GBB164.1E	BPZ:GBB164.1E	Drehantrieb 24VAC e0-30V 25Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	321,00	N4626
GBB166.1E	BPZ:GBB166.1E	Drehantrieb 24VAC 0-10V 25Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	297,00	N4626
GBB331.1E	BPZ:GBB331.1E	Drehantrieb 230VAC 3-P 25Nm 90°	CH	199,00	N4626
GBB335.1E	BPZ:GBB335.1E	Drehantrieb 230VAC 3-Pkt 25Nm 90° 2 Hilfsschalter Stellungsgeber	CH	254,00	N4626
GBB336.1E	BPZ:GBB336.1E	Drehantrieb 230VAC 3-P 25Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	229,00	N4626
GCA121.1E	BPZ:GCA121.1E	Drehantrieb 24VAC 2-P 18Nm 90° Federrücklauf	CH	282,00	N4613
GCA126.1E	BPZ:GCA126.1E	Drehantrieb 24VAC 2-P 18Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	316,00	N4613
GCA131.1E	BPZ:GCA131.1E	Drehantrieb 24VAC 3-P 18Nm 90° Federrücklauf	CH	307,00	N4613
GCA135.1E	BPZ:GCA135.1E	Drehantrieb 24VAC 3-P 18Nm 90° Federrückl. 2 HS Stellungsg.	CH	364,00	N4613
GCA161.1E	BPZ:GCA161.1E	Drehantrieb 24VAC 0-10V 18Nm 90° Federrücklauf	CH	328,00	N4613
GCA161.1E/MO	S55499-D301	Drehantrieb 24VAC 0-10V 18Nm 90° Federrücklauf Modbus RTU	CH	404,00	A6V101037201
GCA163.1E	BPZ:GCA163.1E	Drehantrieb 24VAC e0-30V 18Nm 90° Federrücklauf	CH	340,00	N4613

Neues Produkt

27

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
GCA164.1E	BPZ:GCA164.1E	Drehantrieb 24VAC 0-30V 18Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	375,00	N4613
GCA166.1E	BPZ:GCA166.1E	Drehantrieb 24VAC 0-10V 18Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	360,00	N4613
GCA321.1E	BPZ:GCA321.1E	Drehantrieb 230VAC 2-P 18Nm 90° Federrücklauf	CH	312,00	N4613
GCA326.1E	BPZ:GCA326.1E	Drehantrieb 230VAC 2-P 18Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	344,00	N4613
GDB111.1E/KN	S55499-D190	Drehantrieb 24VAC 2/3-P 5Nm 90° KNX(S-Mode,PL-Link)	CH	249,00	A6V11753386
GDB111.1E/MO	S55499-D191	Drehantrieb 24VAC 2/3-P 5Nm 90° Modbus RTU	CH	236,00	A6V10881141
GDB111.9E/KN	S55499-D203	Drehantr. für 6-Weg Regelkugelhähne KNX(S-Mode,PL-Link) 5Nm 150s	CG	249,00	A6V10725318
GDB111.9E/MO	S55499-D202	Drehantr.f.Kugelhähne o.Notst. 5Nm, 24VAC, 150s, Modbus RTU	CG	249,00	A6V10881143
GDB131.2E	BPZ:GDB131.2E	Linearantrieb 24VAC 3-P 125N 60mm	CH	122,00	N4664
GDB141.1E	S55499-D184	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 5Nm 90°	CH	107,00	A6V10636139
GDB141.9E	S55499-D200	Drehantr.für Kugelhähne o.Notstellfunk. 5Nm, AC/DC24V, 2/3-Pkt.150s	CG	128,00	A6V10636150
GDB142.1E	S55499-D185	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 5Nm 90° Rückführ-pot.5kOhm	CH	163,00	A6V10636139
GDB146.1E	S55499-D186	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 5Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	130,00	A6V10636139
GDB161.1E	S55499-D266	Drehantrieb 24VAC 0/2-10V 5Nm 90° Stellungsgeber	CH	166,00	A6V10636139
GDB161.2E	BPZ:GDB161.2E	Linearantrieb 24VAC 0-10V 125N 60mm	CH	181,00	N4664
GDB161.9E	S55499-D275	Drehantr.für Kugelhähne o.Notstellfunk. 5Nm, AC/DC24V, DCO-10V 150s	CG	158,00	A6V10636150
GDB161.9E/MO	S55499-D682	Drehantr.f.Kugelhähne o.Notst. 5Nm, 24VAC/DC, 150s, Modbus RTU	CG	249,00	A6V10636150
GDB163.1E	S55499-D267	Drehantrieb 24VAC e0-35V 5Nm 90° Stellungsgeber	CH	179,00	A6V10636139
GDB163.2E	BPZ:GDB163.2E	Linearantrieb 24VAC e0-35V 125N 60mm	CH	197,00	N4664
GDB164.1E	S55499-D268	Drehantrieb 24VAC e0-35V 5Nm 90° Stellungsgeber	CH	203,00	A6V10636139
GDB166.1E	S55499-D269	Drehantrieb 24VAC 0/2-10V 5Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	190,00	A6V10636139
GDB331.2E	BPZ:GDB331.2E	Linearantrieb 230VAC 3-P 125N 60mm	CH	122,00	N4664
GDB336.2E	BPZ:GDB336.2E	Linearantrieb 230VAC 3-P 125N 60mm 2 Hilfsschalter	CH	145,00	N4664
GDB341.1E	S55499-D187	Drehantrieb 100..240VAC 2/3-P 5Nm 90°	CH	107,00	A6V10636139
GDB341.9E	S55499-D201	Drehantr.für Kugelhähne o.Notstellfunk. 5Nm, AC230V, 2/3 Pkt.150s	CG	117,00	A6V10636150
GDB346.1E	S55499-D188	Drehantrieb 100..240VAC 2/3-P 5Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	130,00	A6V10636139
GDB361.1E	S55499-D189	Drehantrieb 100..240VAC 0/2-10V 5Nm 90° Stellungsgeber	CH	200,00	A6V10636139
GEB141.1E	S55499-D329	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 20Nm 90°	CH	164,00	A6V11449860
GEB142.1E	S55499-D330	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 20Nm 90° Rück-führp.5kOhm	CH	220,00	A6V11449860
GEB146.1E	S55499-D331	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 20Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	194,00	A6V11449860
GEB161.1E	S55499-D332	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 0/2-10V 20Nm 90° Stellungs-geber	CH	240,00	A6V11449860
GEB161.1E/MO	S55499-D663	Drehantrieb 24VAC 0-10V 15Nm 90° Modbus RTU	CH	344,00	A6V12450913
GEB163.1E	S55499-D333	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC e0-35V 20Nm 90° Stellungsgeber	CH	254,00	A6V11449860
GEB164.1E	S55499-D334	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC e0-35V 20Nm 90° Stellungsg. 2 Hilfss.	CH	282,00	A6V11449860
GEB166.1E	S55499-D335	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 0/2-10V 20Nm 90° Stellungsg. 2 Hilfss.	CH	268,00	A6V11449860
GEB341.1E	S55499-D336	Drehantrieb 100..240VAC 2/3-P 20Nm 90°	CH	164,00	A6V11449860
GEB346.1E	S55499-D337	Drehantrieb 100..240VAC 2/3-P 20Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	194,00	A6V11449860
GEB361.1E	S55499-D338	Drehantrieb 100..240VAC 0/2-10V 20Nm 90° Stellungsgeber	CH	259,00	A6V11449860

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
GIB131.1E	BPZ:GIB131.1E	Drehantrieb 24VAC 3-P 35Nm 90°	CH	254,00	N4626
GIB135.1E	BPZ:GIB135.1E	Drehantrieb 24VAC 3-P 35Nm 90° 2 Hilfssch. Stellungsgeber	CH	309,00	N4626
GIB136.1E	BPZ:GIB136.1E	Drehantrieb 24VAC 3-P 35Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	283,00	N4626
GIB161.1E	BPZ:GIB161.1E	Drehantrieb 24VAC 0-10V 35Nm 90°	CH	328,00	N4626
GIB161.1E/MO	S55499-D299	Drehantrieb 24VAC 0-10V 35Nm 90° Modbus RTU	CH	405,00	A6V101037253
GIB163.1E	BPZ:GIB163.1E	Drehantrieb 24VAC e0-30V 35Nm 90°	CH	340,00	N4626
GIB164.1E	BPZ:GIB164.1E	Drehantrieb 24VAC e0-30V 35Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	373,00	N4626
GIB166.1E	BPZ:GIB166.1E	Drehantrieb 24VAC 0-10V 35Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	360,00	N4626
GIB331.1E	BPZ:GIB331.1E	Drehantrieb 230VAC 3-P 35Nm 90°	CH	254,00	N4626
GIB335.1E	BPZ:GIB335.1E	Drehantrieb 230VAC 3-P 35Nm 90° Stellungsgeber 2 Hilfssch.	CH	309,00	N4626
GIB336.1E	BPZ:GIB336.1E	Drehantrieb 230VAC 3-P 35Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	283,00	N4626
GLB111.1E/KN	S55499-D198	Drehantrieb 24VAC 3-P 10Nm 90° KNX(S-Mode,PL-Link)	CH	286,00	A6V11753386
GLB111.1E/MO	S55499-D199	Drehantrieb 24VAC 3-P 10Nm 90° Modbus RTU	CH	274,00	A6V10881141
GLB111.9E/KN	S55499-D207	Drehantr. für 6-Weg Regelkugelhähne KNX(S-Mode,PL-Link)10Nm 150s	CG	293,00	A6V10725318
GLB111.9E/MO	S55499-D206	Drehantr.f.Kugelhähne o.Notst. 10Nm, AC24V, DC0-10V, 150s, Modbus RTU	CG	292,00	A6V10881143
GLB131.2E	BPZ:GLB131.2E	Linearantrieb 24VAC 3-P 250N 60mm	CH	142,00	N4664
GLB136.2E	BPZ:GLB136.2E	Linearantrieb 24VAC 3-P 250N 60mm 2 Hilfsschalter	CH	166,00	N4664
GLB141.1E	S55499-D192	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 10Nm 90°	CH	125,00	A6V10636202
GLB141.9E	S55499-D204	Drehantr.für Kugelhähne o.Notstellfunk. 10Nm, AC24V,2/3Pkt.150s	CG	149,00	A6V10636203
GLB142.1E	S55499-D193	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 10Nm 90° Rück-führp.5kOhm	CH	181,00	A6V10636202
GLB146.1E	S55499-D194	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 10Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	149,00	A6V10636202
GLB161.1E	S55499-D270	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 0/2-10V 10Nm 90° Stellungsgeber	CH	201,00	A6V10636202
GLB161.2E	BPZ:GLB161.2E	Linearantrieb 24VAC 0-10V 250N 60mm	CH	215,00	N4664
GLB161.9E	S55499-D277	Drehantr.für Kugelhähne o.Notstellfunk. 10Nm, AC24V,DC0-10V,150s	CG	204,00	A6V10636203
GLB161.9E/MO	S55499-D681	Drehantr.f.Kugelhähne o.Notst. 10Nm, AC/DC 24V, 150s, Modbus RTU	CG	289,00	A6V10636203
GLB163.1E	S55499-D271	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC e0-35V 10Nm 90° Stellungsgeber	CH	213,00	A6V10636202
GLB163.2E	BPZ:GLB163.2E	Linearantrieb 24VAC e0-35V 250N 60mm	CH	231,00	N4664
GLB164.1E	S55499-D272	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC e0-35V 10Nm 90° Stellungsgeber 2 Hilfss.	CH	237,00	A6V10636202
GLB166.1E	S55499-D273	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 0/2-10V 10Nm 90° Stellungsgeber 2 Hilfss.	CH	225,00	A6V10636202
GLB331.2E	BPZ:GLB331.2E	Linearantrieb 230VAC 3-P 250N 60mm	CH	142,00	N4664
GLB336.2E	BPZ:GLB336.2E	Linearantrieb 230VAC 3-P 250N 60mm 2 Hilfsschalter	CH	166,00	N4664
GLB341.1E	S55499-D195	Drehantrieb 100..240VAC 2/3-P 10Nm 90°	CH	125,00	A6V10636202
GLB341.9E	S55499-D205	Drehantr.für Kugelhähne o.Notstellfunk. 10Nm, AC230V, 2/3-Pkt,150s	CG	149,00	A6V10636203
GLB346.1E	S55499-D196	Drehantrieb 100..240VAC 2/3-P 10Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	149,00	A6V10636202
GLB361.1E	S55499-D197	Drehantrieb 100..240VAC 0/2-10V 10Nm 90° Stellungsgeber	CH	239,00	A6V10636202
GLD161.9E	S55499-D278	Drehantr.für Kugelhähne VA../VB..o.Notst.8Nm,AC/DC24	CG	249,00	A6V11171770
GLD161.9E/MO	S55499-D695	Drehantr.f.Kugelhähne o.Notst. 8Nm, AC/DC 24V, 30s, Modbus RTU	CG	344,00	A6V11171770
GMA121.1E	BPZ:GMA121.1E	Drehantrieb 24VAC 2-P 7Nm 90° Federrücklauf	CH	223,00	N4614

Neues Produkt

29

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
GMA121.9E	BPZ:GMA121.9E	Drehantr.für Kugelhähne m.Notstellfunk. 7Nm,AC/DC24V,2Pkt.90/15s	CG	244,00	N4658
GMA126.1E	BPZ:GMA126.1E	Drehantrieb 24VAC 2-P 7Nm 90° Federrücklauf 2 Hilfsschalter	CH	254,00	N4614
GMA131.1E	BPZ:GMA131.1E	Drehantrieb 24VAC 3-P 7Nm 90° Federrücklauf	CH	246,00	N4614
GMA131.9E	BPZ:GMA131.9E	Drehantr.für Kugelhähne m.Notstellfunk. 7Nm,AC/DC24V,3Pkt.90s/15s	CG	262,00	N4658
GMA136.1E	BPZ:GMA136.1E	Drehantrieb 24VAC 3-P 7Nm 90° Federrücklauf 2 Hilfsschalter	CH	275,00	N4614
GMA161.1E	BPZ:GMA161.1E	Drehantrieb 24VAC 0-10V 7Nm 90° Federrücklauf	CH	268,00	N4614
GMA161.1E/MO	S55499-D300	Drehantrieb 24VAC 0-10V 7Nm 90° Federrücklauf Modbus RTU	CH	348,00	A6V101037201
GMA161.9E	BPZ:GMA161.9E	Drehantr.für Kugelhähne m.Notstellfunk. 7Nm,AC/DC24V,DC0-10,90s/15s	CG	310,00	N4658
GMA161.9E/MO	S55499-D683	Drehantr.f.Kugelhähne mit Notst. 7Nm, AC/DC 24V, 90s, Modbus RTU	CG	403,00	A6V12513940
GMA163.1E	BPZ:GMA163.1E	Drehantrieb 24VAC e0-30V 7Nm 90° Federrücklauf	CH	282,00	N4614
GMA164.1E	BPZ:GMA164.1E	Drehantrieb 24VAC 0-30V 7Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	312,00	N4614
GMA166.1E	BPZ:GMA166.1E	Drehantrieb 24VAC 0-10V 7Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	299,00	N4614
GMA321.1E	BPZ:GMA321.1E	Drehantrieb 230VAC 2-P 7Nm 90° Federrücklauf	CH	246,00	N4614
GMA321.9E	BPZ:GMA321.9E	Drehantr.für Kugelhähne m.Notstellfunk. 7Nm,AC230V,2Pkt.90/15s	CG	262,00	N4658
GMA326.1E	BPZ:GMA326.1E	Drehantrieb 230VAC 2-P 7Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	275,00	N4614
GNP191.1E	BPZ:GNP191.1E	Drehantrieb 24VACDC 2/3-P, 0/2-10VDC, 0/4-20mA 6Nm 90° 2s	CH	371,00	N4609
GNP196.1E	BPZ:GNP196.1E	Drehantrieb 24VACDC 2/3-P, 0/2-10VDC, 0/4-20mA 6Nm 90° 2s 2 Hilfss	CH	398,00	N4609
GPC121.1A	S55499-D233	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2-P 4Nm 90° Federrücklauf	CH	181,00	A6V10636100
GPC126.1A	S55499-D234	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2-P 4Nm 90° Federrückl. 2 Hilfs-schalter	CH	211,00	A6V10636100
GPC131.1A	S55499-D235	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 3-P 4Nm 90° Federrücklauf	CH	181,00	A6V10636100
GPC136.1A	S55499-D236	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 3-P 4Nm 90° Federrückl. 2 Hilfs-schalter	CH	211,00	A6V10636100
GPC161.1A	S55499-D237	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 0/2-10V 4Nm 90° Federrücklauf	CH	237,00	A6V10636100
GPC166.1A	S55499-D238	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 0/2-10V 4Nm 90° Federrückl. 2 Hilfss.	CH	267,00	A6V10636100
GPC321.1A	S55499-D239	Drehantrieb 100-240VAC 2-P 4Nm 90° Federrücklauf	CH	199,00	A6V10636100
GPC326.1A	S55499-D240	Drehantrieb 100-240VAC 2-P 4Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	230,00	A6V10636100
GPC361.1A	S55499-D241	Drehantrieb 100-240VAC 0/2-10V 4Nm 90° Federrücklauf	CH	293,00	A6V10636100
GQD121.1A	BPZ:GQD121.1A	Drehantrieb 24VACDC 2-P 2Nm 90° Federrücklauf	CH	130,00	N4604
GQD121.9A	BPZ:GQD121.9A	Drehantr.f.Kugelhähne m.Notstellfunk. 2Nm,AC/DC24V,2Pkt,30s/15s	CG	145,00	N4659
GQD126.1A	BPZ:GQD126.1A	Drehantrieb 24VACDC 2-P 2Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	151,00	N4604
GQD131.1A	BPZ:GQD131.1A	Drehantrieb 24VACDC 3-P 2Nm 90° Federrücklauf	CH	151,00	N4604
GQD131.9A	BPZ:GQD131.9A	Drehantr.für Kugelhähne m.Notstellfunk. 2Nm,AC/DC24V,3Pkt.30s/15s	CG	223,00	N4659
GQD136.1A	BPZ:GQD136.1A	Drehantrieb 24VACDC 3-P 2Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	173,00	N4604
GQD161.1A	BPZ:GQD161.1A	Drehantrieb 24VACDC 0-10V 2Nm 90° Federrücklauf	CH	173,00	N4604
GQD161.9A	BPZ:GQD161.9A	Drehantr.für Kugelhähne m.Notstellf. 2Nm,AC/DC24V,DC0-10V	CG	246,00	N4659
GQD166.1A	BPZ:GQD166.1A	Drehantrieb 24VACDC 0-10V 2Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	194,00	N4604
GQD321.1A	BPZ:GQD321.1A	Drehantrieb 230VAC 2-P 2Nm 90° Federrücklauf	CH	130,00	N4604
GQD321.9A	BPZ:GQD321.9A	Drehantr.f.Kugelhähne m.Notstellfunk. 2Nm,AC230V,2Pkt,30s/15s	CG	145,00	N4659

# Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
GQD326.1A	BPZ:GQD326.1A	Drehantrieb 230VAC 2-P 2Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter	CH	151,00	N4604
GSD141.1A	S55499-D281	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3P 2Nm 90°	CH	103,00	A6V10636055
GSD141.9A	BPZ:GSD141.9A	Drehantr.für Kugelhähne VAI60../VBI60.. o.Notst.2Nm,AC/DC24V,2Pk.	CG	95,50	N4655
GSD146.1A	S55499-D227	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3P 2Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	127,00	A6V10636055
GSD161.1A	S55499-D228	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 0-10V 2Nm 90°	CH	149,00	A6V10636055
GSD161.9A	S55499-D232	Drehantr.für Kugelhähne VAI60../VBI60.. o.Notst.2Nm,AC/DC24V,0/2-10V	CG	139,00	N4655
GSD166.1A	S55499-D229	Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 0-10V 2Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	177,00	A6V10636055
GSD341.1A	S55499-D282	Drehantrieb 100-240VAC 2/3P 2Nm 90°	CH	103,00	A6V10636055
GSD341.9A	BPZ:GSD341.9A	Drehantr.für Kugelhähne VAI60../VBI60.. o.Notst.2Nm,AC230V,2Pk.	CG	95,50	N4655
GSD346.1A	S55499-D230	Drehantrieb 100-240VAC 2/3P 2Nm 90° 2 Hilfsschalter	CH	127,00	A6V10636055
GSD361.1A	S55499-D231	Drehantrieb 100-240VAC 0-10V 2Nm 90°	CH	185,00	A6V10636055
HMXI-K001001	JXF:HMXIK001-001	Zähler- Einbausatz mit Kugelventile Rp1/2" und Überwurfmutter G3/4"	CK	49,70	N5323
HMXI-K001002	JXF:HMXIK001-002	Zähler- Einbausatz mit Kugelventile Rp3/4" und Überwurfmutter G3/4"	CK	63,90	N5323
HMXI-K001003	JXF:HMXIK001-003	Zähler- Einbausatz mit Kugelventile Rp1" mit Überwurfmutter G3/4"	CK	110,00	N5323
HMXI-K001004	JXF:HMXIK001-004	Zähler- Einbausatz mit Kugelventile Rp1" mit Überwurfmutter G1"	CK	87,60	N5323
HMXI-K001005	JXF:HMXIK001-005	Zähler- Einbausatz mit Kugelventile Rp3/4" mit Überwurfmutter G1"	CK	70,10	N5323
HMXI-K002001	JXF:HMXIK002-001	Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp1/2" u.Überwurfmutter G3/4"	CK	26,50	N5323
HMXI-K002002	JXF:HMXIK002-002	Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp3/4" u.Überwurfmutter G3/4"	CK	56,90	N5323
HMXI-K002003	JXF:HMXIK002-003	Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp1" u.Überwurfmutter G3/4"	CK	84,70	N5323
HMXI-K002004	JXF:HMXIK002-004	Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp1" u.Überwurfmutter G1"	CK	83,30	N5323
HMXI-K002005	JXF:HMXIK002-005	Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp3/4" u.Überwurfmutter G1"	CK	46,40	N5323
IRA211	S55770-T166	Infrarot-Fernsteuerung für RDF/RDG.. mit IR Empfänger	CE	38,50	N3060
M2FP03GX	BPZ:M2FP03GX	Kältemittelventil - Pilotventil zur Steuerung von Hauptventilen	CZ	895,00	N4731
M3FB15LX/A	BPZ:M3FB15LX/A	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN40, DN15, kvs=3,0	CZ	1270,00	N4721
M3FB15LX06/A	BPZ:M3FB15LX06/A	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN40, DN15, kvs=0,6	CZ	1270,00	N4721
M3FB15LX15/A	BPZ:M3FB15LX15/A	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN40, DN15, kvs=1,5	CZ	1270,00	N4721
M3FB20LX/A	BPZ:M3FB20LX/A	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN40, DN20, kvs=5,0	CZ	1520,00	N4721
M3FB25LX/A	BPZ:M3FB25LX/A	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN40, DN25, kvs=8,0	CZ	1830,00	N4721
M3FB32LX	BPZ:M3FB32LX	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN40, DN32, kvs=12,0	CZ	2440,00	N4721
M3FK15LX	BPZ:M3FK15LX	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN32, DN15, kvs=3,0	CZ	1630,00	N4722
M3FK15LX06	BPZ:M3FK15LX06	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN32, DN15, kvs=0,6	CZ	1610,00	N4722
M3FK15LX15	BPZ:M3FK15LX15	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN32, DN15, kvs=1,5	CZ	1620,00	N4722
M3FK20LX	BPZ:M3FK20LX	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN32, DN20, kvs=5,0	CZ	1770,00	N4722
M3FK25LX	BPZ:M3FK25LX	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN32, DN25, kvs=8,0	CZ	1980,00	N4722
M3FK32LX	BPZ:M3FK32LX	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN32, DN32, kvs=12,0	CZ	2260,00	N4722
M3FK40LX	BPZ:M3FK40LX	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN32, DN40, kvs=20,0	CZ	2800,00	N4722
M3FK50LX	BPZ:M3FK50LX	Kältemittelventil f.Sicherheitskältemittel, PN32, DN50, kvs=30,0	CZ	3040,00	N4722

Neues Produkt

31

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
M3P100FY	BPZ:M3P100FY	Magnetvent.3-WEG PN16 DN100 kvs=130 Grauguss geflanscht	CG	3870,00	N4454
M3P100FYP	BPZ:M3P100FYP	Magnetvent.3-WEG PN16 DN100 kvs=130 für Öl Grauguss geflanscht	CG	3950,00	N4454
M3P80FY	BPZ:M3P80FY	Magnetvent. 3-WEG PN16 DN80 kvs=80 Grauguss geflanscht	CG	2970,00	N4454
M3P80FYP	BPZ:M3P80FYP	Magnetvent. 3-WEG PN16 DN80 kvs=80 für Öl Grauguss geflanscht	CG	3050,00	N4454
MVF461H15-0.6	BPZ:MVF461H15-0.6	Magnetventil 2-WEG PN16 DN15 kvs0,6 Sphäroguss geflanscht	CG	1480,00	N4361
MVF461H15-1.5	BPZ:MVF461H15-1.5	Magnetventil 2-WEG PN16 DN15 kvs1,5 Sphäroguss geflanscht	CG	1480,00	N4361
MVF461H15-3	BPZ:MVF461H15-3	Magnetventil 2-WEG PN16 DN15 kvs=3 Sphäroguss geflanscht	CG	1480,00	N4361
MVF461H20-5	BPZ:MVF461H20-5	Magnetventil 2-WEG PN16 DN20 kvs=5 Sphäroguss geflanscht	CG	1810,00	N4361
MVF461H25-8	BPZ:MVF461H25-8	Magnetventil 2-WEG PN16 DN25 kvs=8 Sphäroguss geflanscht	CG	2120,00	N4361
MVF461H32-12	BPZ:MVF461H32-12	Magnetventil 2-WEG PN16 DN32 kvs=12 Sphäroguss geflanscht	CG	2570,00	N4361
MVF461H40-20	BPZ:MVF461H40-20	Magnetventil 2-WEG PN16 DN40 kvs=20 Sphäroguss geflanscht	CG	3050,00	N4361
MVF461H50-30	BPZ:MVF461H50-30	Magnetventil 2-WEG PN16 DN50 kvs=30 Sphäroguss geflanscht	CG	3500,00	N4361
MVL661.15-0.4	BPZ:MVL661.15-0.4	Ventil f.organische Kältemittel, PS45, DN15, kvs=0.40, Lötanschluß	CZ	988,00	N4714
MVL661.15-1.0	BPZ:MVL661.15-1.0	Ventil f.organische Kältemittel, PS45, DN15, kvs=1.00, Lötanschluß	CZ	1050,00	N4714
MVL661.20-2.5	BPZ:MVL661.20-2.5	Ventil f.organische Kältemittel, PS45, DN20, kvs=2.50, Lötanschluß	CZ	1150,00	N4714
MVL661.25-6.3	BPZ:MVL661.25-6.3	Ventil f.organische Kältemittel, PS45, DN25, kvs=6.30, Lötanschluß	CZ	1390,00	N4714
MVL661.32-10	S55320-M105	Ventil f.organische Kältem., PS45, DN32, kvs=10.0, Lötanschluß	CZ	1640,00	N4714
MVL661.32-12	BPZ:MVL661.32-12	Ventil f.organische Kältem., PS45, DN32, kvs=12.0, Lötanschluß	CZ	1560,00	N4714
MVS661.25-0.4N	BPZ:MVS661.25-0.4N	Ventil f. Kältemittel und R717, PN63, DN25, kvs=0.40, Schweißanschluß	CZ	1770,00	N4717
MVS661.25-016N	BPZ:MVS661.25-016N	Ventil f. Kältemittel und R717, PN63, DN25, kvs=0.16, Schweißanschluß	CZ	1700,00	N4717
MVS661.25-1.0N	BPZ:MVS661.25-1.0N	Ventil f. Kältemittel und R717, PN63, DN25, kvs=1.00, Schweißanschluß	CZ	1840,00	N4717
MVS661.25-2.5N	BPZ:MVS661.25-2.5N	Ventil f. Kältemittel und R717, PN63, DN25, kvs=2.50, Schweißanschluß	CZ	1910,00	N4717
MVS661.25-6.3N	BPZ:MVS661.25-6.3N	Ventil f. Kältemittel und R717, PN63, DN25, kvs=6.30, Schweißanschluß	CZ	1990,00	N4717
MXF461.15-0.6	BPZ:MXF461.15-0.6	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=0,6 Grauguss geflanscht	CG	1110,00	N4455
MXF461.15-0.6P	BPZ:MXF461.15-0.6P	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=0,6 für Öl Grauguss geflanscht	CG	1180,00	N4455
MXF461.15-1.5	BPZ:MXF461.15-1.5	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=1,5 Grauguss geflanscht	CG	1110,00	N4455
MXF461.15-1.5P	BPZ:MXF461.15-1.5P	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=1,5 für Öl Grauguss geflanscht	CG	1180,00	N4455
MXF461.15-3.0	BPZ:MXF461.15-3.0	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=3 Grauguss geflanscht	CG	1110,00	N4455
MXF461.15-3.0P	BPZ:MXF461.15-3.0P	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=3 für Öl Grauguss geflanscht	CG	1180,00	N4455
MXF461.20-5.0	BPZ:MXF461.20-5.0	Magnetventil 3-WEG PN16 DN20 kvs=5 Grauguss geflanscht	CG	1220,00	N4455
MXF461.20-5.0P	BPZ:MXF461.20-5.0P	Magnetventil 3-WEG PN16 DN20 kvs=5 für Öl Grauguss geflanscht	CG	1300,00	N4455
MXF461.25-8.0	BPZ:MXF461.25-8.0	Magnetventil 3-WEG PN16 DN25 kvs=8 Grauguss geflanscht	CG	1350,00	N4455
MXF461.25-8.0P	BPZ:MXF461.25-8.0P	Magnetventil 3-WEG PN16 DN25 kvs=8 für Öl Grauguss geflanscht	CG	1420,00	N4455
MXF461.32-12	BPZ:MXF461.32-12	Magnetventil 3-WEG PN16 DN32 kvs=12 Grauguss geflanscht	CG	1480,00	N4455

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
MXF461.32-12P	BPZ:MXF461.32-12P	Magnetventil 3-WEG PN16 DN32 kvs=12 für Öl Grauguss geflanscht	CG	1540,00	N4455
MXF461.40-20	BPZ:MXF461.40-20	Magnetventil 3-WEG PN16 DN40 kvs=20 Grauguss geflanscht	CG	1600,00	N4455
MXF461.40-20P	BPZ:MXF461.40-20P	Magnetventil 3-WEG PN16 DN40 kvs=20 für Öl Grauguss geflanscht	CG	1700,00	N4455
MXF461.50-30	BPZ:MXF461.50-30	Magnetventil 3-WEG PN16 DN50 kvs=30 Grauguss geflanscht	CG	1840,00	N4455
MXF461.50-30P	BPZ:MXF461.50-30P	Magnetventil 3-WEG PN16 DN50 kvs=30 für Öl Grauguss geflanscht	CG	1900,00	N4455
MXF461.65-50	BPZ:MXF461.65-50	Magnetventil 3-WEG PN16 DN65 kvs=50 Grauguss geflanscht	CG	2160,00	N4455
MXF461.65-50P	BPZ:MXF461.65-50P	Magnetventil 3-WEG PN16 DN65 kvs=50 für Öl Grauguss geflanscht	CG	2220,00	N4455
MXG461.15-0.6	BPZ:MXG461.15-0.6	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=0,6 Grauguss geschraubt	CG	949,00	N4455
MXG461.15-1.5	BPZ:MXG461.15-1.5	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=1,5 Grauguss geschraubt	CG	949,00	N4455
MXG461.15-3.0	BPZ:MXG461.15-3.0	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=3 Grauguss geschraubt	CG	948,00	N4455
MXG461.20-5.0	BPZ:MXG461.20-5.0	Magnetventil 3-WEG PN16 DN20 kvs=5 Grauguss geschraubt	CG	1020,00	N4455
MXG461.25-8.0	BPZ:MXG461.25-8.0	Magnetventil 3-WEG PN16 DN25 kvs=8 Grauguss geschraubt	CG	1140,00	N4455
MXG461.32-12	BPZ:MXG461.32-12	Magnetventil 3-WEG PN16 DN32 kvs=12 Grauguss geschraubt	CG	1220,00	N4455
MXG461.40-20	BPZ:MXG461.40-20	Magnetventil 3-WEG PN16 DN40 kvs=20 Grauguss geschraubt	CG	1320,00	N4455
MXG461.50-30	BPZ:MXG461.50-30	Magnetventil 3-WEG PN16 DN50 kvs=30 Grauguss geschraubt	CG	1380,00	N4455
MXG461B15-0.6	BPZ:MXG461B15-0.6	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=0,6 Rotuss geschraubt	CG	1770,00	N4461
MXG461B15-1.5	BPZ:MXG461B15-1.5	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=1,5 Rotuss geschraubt	CG	1770,00	N4461
MXG461B15-3	BPZ:MXG461B15-3	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=3 Rotuss geschraubt	CG	1770,00	N4461
MXG461B20-5	BPZ:MXG461B20-5	Magnetventil 3-WEG PN16 DN20 kvs=5 Rotuss geschraubt	CG	1880,00	N4461
MXG461B25-8	BPZ:MXG461B25-8	Magnetventil 3-WEG PN16 DN25 kvs=8 Rotuss geschraubt	CG	1990,00	N4461
MXG461B32-12	BPZ:MXG461B32-12	Magnetventil 3-WEG PN16 DN32 kvs=12 Rotuss geschraubt	CG	2160,00	N4461
MXG461B40-20	BPZ:MXG461B40-20	Magnetventil 3-WEG PN16 DN40 kvs=20 Rotuss geschraubt	CG	2500,00	N4461
MXG461B50-30	BPZ:MXG461B50-30	Magnetventil 3-WEG PN16 DN50 kvs=30 Rotuss geschraubt	CG	2740,00	N4461
MXG461S15-1.5	BPZ:MXG461S15-1.5	Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 Kvs=1,5 Edelstahlguss geschraubt	CG	2020,00	N4465
MXG461S20-5.0	BPZ:MXG461S20-5.0	Magnetventil 3-WEG PN16 DN20 Kvs=5 Edelstahlguss geschraubt	CG	2120,00	N4465
MXG461S25-8.0	BPZ:MXG461S25-8.0	Magnetventil 3-WEG PN16 DN25 Kvs=8 Edelstahlguss geschraubt	CG	2150,00	N4465
MXG461S32-12	BPZ:MXG461S32-12	Magnetventil 3-WEG PN16 DN32 Kvs=12 Edelstahlguss geschraubt	CG	2380,00	N4465
MXG462S50-30	BPZ:MXG462S50-30	Magnetventil 3-WEG PN16 DN50 Kvs=30 Edelstahlguss geschraubt	CG	8160,00	N4466
OCI700.1	BPZ:OCI700.1	Servicetool (LPB und Konnex) für Sigmagyrd und Syncro	CB	894,00	N5655
OCI702	S55800-Y101	Serviceschnittstelle USB-KNX (ETS, KNX EITT, ACS, TRA)	CB	423,00	A6V10438951
OZW672.01	BPZ:OZW672.01	Web-Server für 1 LPB-Gerät	CB	499,00	N5712
OZW672.04	BPZ:OZW672.04	Web-Server für 4 LPB-Geräte	CB	1000,00	N5712
OZW672.16	BPZ:OZW672.16	Web-Server für 16 LPB-Geräte	CB	1490,00	N5712
OZW772.01	BPZ:OZW772.01	Web-Server für 1 KNX-Gerät	CB	499,00	N5701
OZW772.04	BPZ:OZW772.04	Web-Server für 4 KNX-Geräte	CB	1000,00	N5701
OZW772.16	BPZ:OZW772.16	Web-Server für 16 KNX-Geräte	CB	1490,00	N5701
OZW772.250	BPZ:OZW772.250	Web-Server für 250 KNX-Geräte	CB	2000,00	N5701
QAA2010	BPZ:QAA2010	Raumtemperaturfühler Pt100 0..+50°C	CF	38,40	N1745
QAA2012	BPZ:QAA2012	Raumtemperaturfühler Pt1000 0..+50°C	CF	38,40	N1745

Neues Produkt

33

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
QAA2061	BPZ:QAA2061	Raumtemperaturfühler 0-10VDC 0..+50/-50..+50/-35..+35°C	CF	130,00	N1749
QAA2061D	BPZ:QAA2061D	Raumtemperaturfühler 0-10VDC Display 0..+50/-50..+50/-35..+35°C	CF	218,00	N1749
QAA2071	BPZ:QAA2071	Raumtemperaturfühler 4..20mA 0..+50/-50..+50/-35..+35°C	CF	130,00	N1749
QAA24	BPZ:QAA24	Raumtemperaturfühler NI1000 0..+50°C	CF	47,50	N1721
QAA25	BPZ:QAA25	Raumtemperaturfühler Ni1000 0..+50°C Sollwertgeber +5..+35°C	CF	108,00	N1721
QAA26	BPZ:QAA26	Raumtemperaturfühler Ni1000 0..+50°C Sollwertgeber +5..+30°C	CF	108,00	N1721
QAA27	BPZ:QAA27	Raumtemperaturfühler Ni1000 0..+50°C Sollwertkorrektur +/-3K	CF	108,00	N1721
QAA32	BPZ:QAA32	Raumtemperaturfühler NTC 0..+40°C Fernfühler für RCC	CF	21,80	N1747
QAA50.110/101	BPZ:QAA50.110/101	Raumgerät - Temperatur und Fernbedienung, Schnittstelle PPS,	CA	135,00	N2281
QAA64	BPZ:QAA64	Raumtemperaturfühler Ni1000 0..+50°C Wand einbau	CF	145,00	N1722
QAA910	BPZ:QAA910	Raumtemperaturfühler KNX-Funk	CD	107,00	N2701
QAC2010	BPZ:QAC2010	Aussentemperaturfühler Pt100 -50..+70°C	CF	28,20	N1811
QAC2012	BPZ:QAC2012	Aussentemperaturfühler Pt1000 -50..+70°C	CF	28,20	N1811
QAC22	BPZ:QAC22	Aussentemperaturfühler Ni1000 -50..+70°C	CF	38,20	N1811
QAC3161	BPZ:QAC3161	Aussentemperaturfühler 0-10V -50..+50/0..+50/-35..+35°C	CF	136,00	N1814
QAC3171	BPZ:QAC3171	Aussentemperaturfühler 4-20mA -50..+50/0..+50/-35..+35°C	CF	136,00	N1814
QAC32	BPZ:QAC32	Aussentemperaturfühler NTC -50..+70°C	CF	55,80	N1811
QAC910	BPZ:QAC910	Meteofühler KNX-Funk	CD	185,00	N2702
QAD2010	BPZ:QAD2010	Anlegetemperaturfühler Pt100 -30..+130°C Spannband	CF	34,50	N1801
QAD2012	BPZ:QAD2012	Anlegetemperaturfühler Pt1000 -30..+130°C Spannband	CF	34,50	N1801
QAD22	BPZ:QAD22	Anlegetemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C Spannband	CF	44,20	N1801
QAD26.220	BPZ:QAD26.220	Anlegetemperaturfühler Ni1000 -35..+90°C Spannband 2m Kabel	CF	46,30	N1802
QAE1612.010	S55720-S197	Tauchtemp.fühler Pt1000 -15..+100°C 100mm ohne Schutzrohr	CF	42,40	A6V12166488
QAE2111.010	BPZ:QAE2111.010	Tauchtemperaturfühler Pt100 -30..+130°C 100mm ohne Schutzrohr	CF	62,50	N1781
QAE2111.015	BPZ:QAE2111.015	Tauchtemperaturfühler Pt100 -30..+130°C 150mm ohne Schutzrohr	CF	65,70	N1781
QAE2112.010	BPZ:QAE2112.010	Tauchtemp.fühler Pt1000(Kl.B) -30..+130°C 100mm ohne Schutzrohr	CF	62,50	N1781
QAE2112.015	BPZ:QAE2112.015	Tauchtemp.fühler Pt1000(Kl.B) -30..+130°C 150mm ohne Schutzrohr	CF	65,70	N1781
QAE2115.010	S55720-S517	Tauchtemp.fühler Pt1000(Kl.A) -30..+130°C 100mm ohne Schutzrohr	CF	68,80	A6V12055741
QAE2115.015	S55720-S518	Tauchtemp.fühler Pt1000(Kl.A) -30..+130°C 150mm ohne Schutzrohr	CF	72,20	A6V12055741
QAE2120.010	BPZ:QAE2120.010	Tauchtemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C 100mm Schutzrohr Ms	CF	88,60	N1781
QAE2120.015	BPZ:QAE2120.015	Tauchtemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C 150mm Schutzrohr Ms	CF	93,30	N1781
QAE2121.010	BPZ:QAE2121.010	Tauchtemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C 100mm ohne Schutzrohr	CF	70,70	N1781
QAE2121.015	BPZ:QAE2121.015	Tauchtemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C 150mm ohne Schutzrohr	CF	75,10	N1781
QAE2154.010/MO	S55720-S465	Tauchtemperaturfühler -10..+120°C 100mm ohne SR Modbus RTU	CF	190,00	A6V11610252
QAE2164.010	BPZ:QAE2164.010	Tauchtemperaturfühler 0-10V -10..+120°C ohne Schutzrohr	CF	172,00	N1782

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
QAE2164.015	BPZ:QAE2164.015	Tauchtemperaturfühler 0-10V -10..+120°C ohne Schutzrohr	CF	181,00	N1782
QAE2174.010	BPZ:QAE2174.010	Tauchtemperaturfühler 4-20mA -10..+120°C ohne Schutzrohr	CF	172,00	N1782
QAE2174.015	BPZ:QAE2174.015	Tauchtemperaturfühler 4-20mA -10..+120°C ohne Schutzrohr	CF	181,00	N1782
QAE26.9	BPZ:QAE26.9	Tauchtemperaturfühler Ni1000 mit Tauchstab 260mm	CF	103,00	N1790
QAE26.90	BPZ:QAE26.90	Tauchtemperaturfühler Ni1000 mit Tauchstab 65mm	CF	76,60	N1790
QAE26.91	BPZ:QAE26.91	Tauchtemperaturfühler Ni1000 mit Tauchstab 125mm	CF	78,50	N1790
QAE26.93	BPZ:QAE26.93	Tauchtemperaturfühler Ni1000 mit Tauchstab 240mm	CF	80,40	N1790
QAE26.95	BPZ:QAE26.95	Tauchtemperaturfühler Ni1000 mit Tauchstab 465mm	CF	103,00	N1790
QAE3010.010	BPZ:QAE3010.010	Tauchtemperaturfühler Pt100 -50..+200°C 100mm Schutzrohr 1.4571	CF	227,00	N1794
QAE3010.016	BPZ:QAE3010.016	Tauchtemperaturfühler Pt100 -50..+200°C 160mm Schutzrohr 1.4571	CF	235,00	N1794
QAE3075.010	BPZ:QAE3075.010	Tauchtemperaturfühler 4-20mA 0..+200°C 100mm Schutzrohr 1.4571	CF	479,00	N1794
QAE3075.016	BPZ:QAE3075.016	Tauchtemperaturfühler 4-20mA 0..+200°C 160mm Schutzrohr 1.4571	CF	502,00	N1794
QAF63.2-J	S55700-P153	Frostfühler mit 2m Kapillar für luftseitige Montage.	CE	227,00	A6V10432020
QAF63.6-J	S55700-P154	Frostfühler mit 6m Kapillar für luftseitige Montage	CE	279,00	A6V10432020
QAF64.2-J	S55700-P155	Frostwächter m. 2m Kapillar für luftseitige Montage.	CE	278,00	A6V10432022
QAF64.6-J	S55700-P156	Frostwächter m. 6m Kapillar für luftseitige Montage	CE	327,00	A6V10432022
QAF65.3M-J	S55700-P161	Frostfühler mit 3m Kapillar für luftseitige Montage, man. Rückst.	CE	166,00	A6V11965899
QAF65.6M-J	S55700-P162	Frostfühler mit 6m Kapillar für luftseitige Montage, man. Rückst.	CE	173,00	A6V11965899
QAF81.3	BPZ:QAF81.3	Frostwächter 3m 1xEPU für Luft	CE	221,00	N1284
QAF81.6	BPZ:QAF81.6	Frostwächter 6m 1xEPU für Luft	CE	224,00	N1284
QAF81.6M	BPZ:QAF81.6M	Frostwächter 6m 1xEPU m. Handrückst für Luft	CE	242,00	N1284
QAH11.1	BPZ:QAH11.1	Kabeltemperaturfühler NTC m. Aderendhülsen	CF	21,80	N1840
QAM1612.020	S55720-S512	Kanaltemperaturfühler Pt1000 -30..+70°C 200mm Fühlerstab	CF	51,30	A6V12251940
QAM2110.040	BPZ:QAM2110.040	Kanaltemperaturfühler Pt100 400mm -50..+80°C 400mm Fühlerrute	CF	73,20	N1761
QAM2112.040	BPZ:QAM2112.040	Kanaltemperaturfühler Pt1000 400mm -50..+80°C 400mm Fühlerrute	CF	73,20	N1761
QAM2112.200	BPZ:QAM2112.200	Kanaltemperaturfühler Pt1000 2000mm -50..+80°C 2000mm Fühlerrute	CF	158,00	N1761
QAM2120.040	BPZ:QAM2120.040	Kanaltemperaturfühler Ni1000 400mm -50..+80°C 400mm Fühlerrute	CF	83,00	N1761
QAM2120.200	BPZ:QAM2120.200	Kanaltemperaturfühler Ni1000 2000mm -50..+80°C 2m Fühlerrute	CF	156,00	N1761
QAM2120.600	BPZ:QAM2120.600	Kanaltemperaturfühler Ni1000 6000mm -50..+80°C 6m Fühlerrute	CF	241,00	N1761
QAM2151.040/MO	S55720-S466	Kanaltemperaturfühler -50..+50°C 400mm Fühlerrute Modbus RTU	CF	196,00	A6V11610632
QAM2161.040	BPZ:QAM2161.040	Kanaltemperaturfühler 0-10VDC 400mm -50.+50/0.50/-35.+35°C 400mm	CF	177,00	N1762
QAM2171.040	BPZ:QAM2171.040	Kanaltemperaturfühler 4-20mA 400mm -50.+50/0.50/-35.+35°C 400mm	CF	177,00	N1762
QAP1030.200	BPZ:QAP1030.200	Kabeltemperaturfühler NTC10k -25..+95°C Kabel 2m	CF	20,60	N1831
QAP1030/UHF	S55720-S289	Kabeltemperaturfühler NTC3k -20..+70°C Kabel 4m für E-FBH	CF	24,20	N1854
QAP2010.150	BPZ:QAP2010.150	Kabeltemperaturfühler Pt100 -30..+130°C Kabel 1,5m	CF	40,00	N1831
QAP2012.150	BPZ:QAP2012.150	Kabeltemperaturfühler Pt1000 -30..+130°C Kabel 1,5m	CF	40,00	N1831
QAP21.2	BPZ:QAP21.2	Kabeltemperaturfühler Ni1000 -30..+180°C Kabel 1,5m Solar	CF	69,10	N1833

**Neues Produkt**

35

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
QAP21.3	BPZ:QAP21.3	Kabeltemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C Kabel 1,5m	CF	54,20	N1831
QAP21.3/8000	BPZ:QAP21.3/8000	Kabeltemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C Kabel 8,0m	CF	83,90	N1831
QAP22	BPZ:QAP22	Kabeltemperaturfühler Ni1000 -25..+ 95°C Kabel 2,0m Fan Coil	CF	24,60	N1831
QAT22	BPZ:QAT22	Fenstertemperaturfühler Ni1000 -10..+ 50°C Kabel 1,5m	CF	162,00	N1830
QAW70-A	BPZ:QAW70-A	Dig.Multifunktion-Raumgerät RVP/RVL Anzeige-u.Bedieneleme	CA	359,00	N1637
QAW740	BPZ:QAW740	Raumgerät für Konnex Busanschluss digital. multifunktionales Gerät	CA	218,00	N1633
QAW910	BPZ:QAW910	Raumgerät KNX-Funk	CD	258,00	N2703
QAX30.1	BPZ:QAX30.1	Raumgerät mit PPS2 Schnittstelle	CC	124,00	N1741
QAX31.1	BPZ:QAX31.1	Raumgerät mit PPS2 Schnittstelle und Sollwertversteller	CC	124,00	N1741
QAX32.1	BPZ:QAX32.1	Raumgerät m. PPS2 Schnittst. Sollwertverst. und AUTO/AUS Taste	CC	128,00	N1641
QAX33.1	BPZ:QAX33.1	Raumgerät mit PPS2 Schnittstelle, Sollwertverst. und Fan Taste	CC	128,00	N1642
QAX34.3	BPZ:QAX34.3	Raumgerät m. PPS2 Schnittst. Sollwertverst. Fan Taste und LCD	CC	164,00	N1640
QAX39.1	BPZ:QAX39.1	Sollwertversteller mit PPS2 Schnittstelle	CC	100,00	N1646
QAX84.1/PPS2	BPZ:QAX84.1/PPS2	Raumbediengerät UP, PPS2 Schnittstelle, Siemens Delta Rahmen Weiss	CC	359,00	N1649
QAX903-9	S55621-H125	Wohnungszentrale KNX-Funk+EIB/KNX-Draht	CD	441,00	N2741
QAX913-9	S55621-H126	Wohnungszentrale KNX-Funk+EIB/KNX-Draht	CD	737,00	N2740
QAZ21.682/101	BPZ:QAZ21.682/101	Kabeltemperaturfühler für RWR462.10, L=2,0m -50 ... +80°C, LG-Ni1000	CZ	55,60	N1848
QBE2003-P1	S55720-S290	Druckfühler Flüssig u. Gas 0..1bar 0..10VDC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2003-P1.6	S55720-S291	Druckfühler Flüssig u. Gas 0..1,6bar 0..10VDC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2003-P10	S55720-S295	Druckfühler Flüssig u. Gas 0..10bar 0..10VDC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2003-P16	S55720-S296	Druckfühler Flüssig u. Gas 0..16bar 0..10VDC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2003-P2.5	S55720-S292	Druckfühler Flüssig u. Gas 0..2,5bar 0..10VDC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2003-P25	S55720-S297	Druckfühler Flüssig u. Gas 0..25bar 0..10VDC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2003-P4	S55720-S293	Druckfühler Flüssig u. Gas 0..4bar 0..10VDC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2003-P40	S55720-S298	Druckfühler Flüssig u. Gas 0..40bar 0..10VDC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2003-P6	S55720-S294	Druckfühler Flüssig u. Gas 0..6bar 0..10VDC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2003-P60	S55720-S299	Druckfühler Flüssig u. Gas 0..60bar 0..10VDC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2004-P10U	S55720-S310	Druckfühler Kältemittel -1...9bar 0..10VDC	CZ	217,00	A6V10434676
QBE2004-P25U	S55720-S311	Druckfühler Kältemittel -1...24bar 0..10VDC	CZ	217,00	A6V10434676
QBE2004-P30U	S55720-S312	Druckfühler Kältemittel -1...29bar 0..10VDC	CZ	217,00	A6V10434676
QBE2004-P60U	S55720-S313	Druckfühler Kältemittel -1...59bar 0..10VDC	CZ	217,00	A6V10434676
QBE2103-P1	S55720-S300	Druckfühler Flüssig u.Gas 0..1bar 4..20mADC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2103-P1.6	S55720-S301	Druckfühler Flüssig u.Gas 0..1,6bar 4..20mADC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2103-P10	S55720-S305	Druckfühler Flüssig u.Gas 0..10bar 4..20mADC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2103-P16	S55720-S306	Druckfühler Flüssig u.Gas 0..16bar 4..20mADC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2103-P2.5	S55720-S302	Druckfühler Flüssig u.Gas 0..2,5bar 4..20mADC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2103-P25	S55720-S307	Druckfühler Flüssig u.Gas 0..25bar 4..20mADC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2103-P4	S55720-S303	Druckfühler Flüssig u.Gas 0..4bar 4..20mADC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2103-P40	S55720-S308	Druckfühler Flüssig u.Gas 0..40bar 4..20mADC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2103-P6	S55720-S304	Druckfühler Flüssig u.Gas 0..6bar 4..20mADC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2103-P60	S55720-S309	Druckfühler Flüssig u.Gas 0..60bar 4..20mADC 24VAC	CF	315,00	A6V10432494
QBE2104-P10U	S55720-S314	Druckfühler Kältemittel -1...9bar 4..20mA	CZ	217,00	A6V10434676

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
QBE2104-P25U	S55720-S315	Druckfühler Kältemittel -1...24bar 4..20mA	CZ	217,00	A6V10434676
QBE2104-P30U	S55720-S316	Druckfühler Kältemittel -1...29bar 4..20mA	CZ	217,00	A6V10434676
QBE2104-P60U	S55720-S317	Druckfühler Kältemittel -1...59bar 4..20mA	CZ	217,00	A6V10434676
QBE3000-D1	S55720-S173	Druckdifferenzfühler 0..1bar Flüssigkeiten u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3000-D1.6	S55720-S174	Druckdifferenzfühler 0..1,6bar Flüssigkeit u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3000-D10	S55720-S177	Druckdifferenzfühler 0..10bar Flüssigkeit u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3000-D16	S55720-S178	Druckdifferenzfühler 0..16bar Flüssigkeiten u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3000-D2.5	S55720-S175	Druckdifferenzfühler 0..2,5bar Flüssigkeit u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3000-D4	S55720-S176	Druckdifferenzfühler 0..4bar Flüssigkeiten u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3000-D6	S55720-S186	Druckdifferenzfühler 0..6bar Flüssigkeiten u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3100-D1	S55720-S179	Druckdifferenzfühler 0..1bar Flüssigkeiten u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3100-D1.6	S55720-S180	Druckdifferenzfühler 0..1,6bar Flüssigkeit u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3100-D10	S55720-S183	Druckdifferenzfühler 0..10bar Flüssigkeiten u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3100-D16	S55720-S184	Druckdifferenzfühler 0..16bar Flüssigkeiten u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3100-D2.5	S55720-S181	Druckdifferenzfühler 0..2,5bar Flüssigkeit u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3100-D4	S55720-S182	Druckdifferenzfühler 0..4bar Flüssigkeiten u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE3100-D6	S55720-S187	Druckdifferenzfühler 0..6bar Flüssigkeiten u. neutrale Gase	CF	664,00	N1922
QBE61.3-DP10	BPZ:QBE61.3-DP10	Druckdifferenzfühler 0..10bar Wasser u. neutrale Gase	CF	1050,00	N1923
QBE61.3-DP2	BPZ:QBE61.3-DP2	Druckdifferenzfühler 0..2bar Wasser u. neutrale Gase	CF	1050,00	N1923
QBE61.3-DP5	BPZ:QBE61.3-DP5	Druckdifferenzfühler 0..5bar Wasser u. neutrale Gase	CF	1050,00	N1923
QBE63-DP01	BPZ:QBE63-DP01	Druckdifferenzfühler 0..100mbar 0..10VDC 24VAC	CF	774,00	N1920
QBE63-DP02	BPZ:QBE63-DP02	Druckdifferenzfühler 0..200mbar 0..10VDC 24VAC	CF	774,00	N1920
QBE63-DP05	BPZ:QBE63-DP05	Druckdifferenzfühler 0..500mbar 0..10VDC 24VAC	CF	774,00	N1920
QBE63-DP1	BPZ:QBE63-DP1	Druckdifferenzfühler 0..1bar 0..10VDC 24VAC	CF	774,00	N1920
QBM2030-1U	S55720-S244	Druckdifferenzf. -50/+50,-100/+100,0..100Pa Luft	CF	210,00	N1910
QBM2030-30	S55720-S246	Druckdifferenzf. 0..1000,0..1500,0..3000Pa Luft	CF	210,00	N1910
QBM2030-5	S55720-S245	Druckdifferenzf. 0..200,0..250,0..500Pa Luft	CF	210,00	N1910
QBM3020-1	S55720-S234	Druckdifferenzf. 0..100Pa für Luft	CF	303,00	A6V10403512
QBM3020-10	S55720-S237	Druckdifferenzf. 0..1000Pa für Luft	CF	303,00	A6V10403512
QBM3020-10D	S55720-S242	Druckdifferenzf. 0..1000Pa für Luft mit Display	CF	371,00	A6V10403512
QBM3020-1D	S55720-S239	Druckdifferenzf. 0..100Pa für Luft mit Display	CF	371,00	A6V10403512
QBM3020-1U	S55720-S233	Druckdifferenzf. -50..50Pa für Luft	CF	351,00	A6V10403512
QBM3020-25	S55720-S238	Druckdifferenzf. 0..2500Pa für Luft	CF	303,00	A6V10403512
QBM3020-25D	S55720-S243	Druckdifferenzf. 0..2500Pa für Luft mit Display	CF	371,00	A6V10403512
QBM3020-3	S55720-S235	Druckdifferenzf. 0..300Pa für Luft	CF	303,00	A6V10403512
QBM3020-3D	S55720-S240	Druckdifferenzf. 0..300Pa für Luft mit Display	CF	371,00	A6V10403512
QBM3020-5	S55720-S236	Druckdifferenzf. 0..500Pa für Luft	CF	303,00	A6V10403512
QBM3020-5D	S55720-S241	Druckdifferenzf. 0..500Pa für Luft mit Display	CF	371,00	A6V10403512
QBM3120-1	S55720-S443	Druckdifferenzf. 0..100Pa für Luft 4..20mA	CF	303,00	A6V10403512
QBM3120-10	S55720-S446	Druckdifferenzf. 0..1000Pa für Luft 4..20mA	CF	303,00	A6V10403512
QBM3120-10D	S55720-S451	Druckdifferenzf. 0..1000Pa für Luft 4..20mA Display	CF	371,00	A6V10403512
QBM3120-1D	S55720-S448	Druckdifferenzf. 0..100Pa für Luft 4..20mA Display	CF	371,00	A6V10403512
QBM3120-1U	S55720-S442	Druckdifferenzf. -50..+50Pa für Luft 4..20mA	CF	351,00	A6V10403512
QBM3120-25	S55720-S447	Druckdifferenzf. 0..2500Pa für Luft 4..20mA	CF	303,00	A6V10403512

**Neues Produkt**

37

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
QBM3120-25D	S55720-S452	Druckdifferenzf. 0..2500Pa für Luft 4..20mA Display	CF	371,00	A6V10403512
QBM3120-3	S55720-S444	Druckdifferenzf. 0..300Pa für Luft 4..20mA	CF	303,00	A6V10403512
QBM3120-3D	S55720-S449	Druckdifferenzf. 0..300Pa für Luft 4..20mA Display	CF	371,00	A6V10403512
QBM3120-5	S55720-S445	Druckdifferenzf. 0..500Pa für Luft 4..20mA	CF	303,00	A6V10403512
QBM3120-5D	S55720-S450	Druckdifferenzf. 0..500Pa für Luft 4..20mA Display	CF	371,00	A6V10403512
QBM3700-13/MO	S55720-S485	Druckfühler. 0..1250Pa für Luft mit I/O Erweiterung Modbus RTU	CF	327,00	A6V11684000
QBM3700-25/MO	S55720-S486	Druckfühler. 0..2500Pa für Luft mit I/O Erweiterung Modbus RTU	CF	327,00	A6V11684000
QBM3700-5/MO	S55720-S487	Druckfühler. 0..500Pa für Luft mit I/O Erweiterung Modbus RTU	CF	327,00	A6V11684000
QBM4000-1	S55720-S247	Druckdifferenzf. 0..100Pa/0..1mbar für Luft mit Zertifikat	CF	771,00	N1919
QBM4000-10	S55720-S249	Druckdifferenzf. 0..1000Pa/0..10mbar für Luft mit Zertifikat	CF	771,00	N1919
QBM4000-25	S55720-S250	Druckdifferenzf. 0..2500Pa/0..25mbar für Luft mit Zertifikat	CF	771,00	N1919
QBM4000-3	S55720-S248	Druckdifferenzf. 0..300Pa/0..3mbar für Luft mit Zertifikat	CF	771,00	N1919
QBM4100-1D	S55720-S252	Druckdifferenzf. 0..100Pa 4-20mA kalibr. mit Zertifikat mit Display	CF	1010,00	N1919
QBM4100-1U	S55720-S251	Druckdifferenzf. -50..+50Pa 4-20mA kalibr. mit Zertifikat	CF	897,00	N1919
QBM81-10	BPZ:QBM81-10	Druckdifferenzwächter 100 ...1000Pa für gasförmiges Medium	CF	78,20	N1552
QBM81-20	S55720-S125	Druckdifferenzwächter 500 ...2000Pa für gasförmiges Medium	CF	78,20	N1552
QBM81-3	BPZ:QBM81-3	Druckdifferenzwächter 20...300Pa für gasförmiges Medium	CF	78,20	N1552
QBM81-5	BPZ:QBM81-5	Druckdifferenzwächter 50...500Pa für gasförmiges Medium	CF	78,20	N1552
QBM81-50	S55720-S126	Druckdifferenzwächter 1000 ...5000Pa für gasförmiges Medium	CF	78,20	N1552
QFA1000	BPZ:QFA1000	Raumhygrostat 30...95%rF Sollwertverstellung innen	CF	92,10	N1518
QFA1001	BPZ:QFA1001	Raumhygrostat 30...95%rF Sollwerteinstellung aussen	CF	93,70	N1518
QFA2000	BPZ:QFA2000	Raumfühler rF(0-10V) 0..100%rF	CF	238,00	N1857
QFA2001	S55720-S114	Raumfühler rF(4-20mA) 0..100%rF	CF	238,00	N1857
QFA2020	BPZ:QFA2020	Raumfühler T(Ni1000) rF(0-10V) 0..+50°C 0..100%rF	CF	244,00	N1857
QFA2050/MO	S55720-S508	Raumfühler T/rF -15..+50°C/0..95%rF Modbus RTU	CF	269,00	A6V12046135
QFA2050D/MO	S55720-S509	Raumfühler T/rF -15..+50°C/0..95%rF LCD Modbus RTU	CF	332,00	A6V12046135
QFA2060	BPZ:QFA2060	Raumfühler T(0-10V) rF(0-10V) -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	251,00	N1857
QFA2060D	BPZ:QFA2060D	Raumfühler T(0-10V) rF(0-10V) Display -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	309,00	N1857
QFA2071	S55720-S115	Raumfühler T(0-20mA) rF(0-20mA) -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	251,00	N1857
QFA3100	BPZ:QFA3100	Raumfühler rF(0-10V) HQ 0..100%rF	CF	368,00	N1858
QFA3101	BPZ:QFA3101	Raumfühler rF(4-20mA) HQ 0..100%rF	CF	368,00	N1858
QFA3160	BPZ:QFA3160	Raumfühler T(0-10V) rF(0-10V) HQ -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	389,00	N1858
QFA3160D	BPZ:QFA3160D	Raumfühler T(0-10V) rF(0-10V) HQ Display	CF	448,00	N1858
QFA3171	BPZ:QFA3171	Raumfühler T(4-20mA) rF(4-20mA) HQ -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	389,00	N1858
QFA3171D	BPZ:QFA3171D	Raumfühler T(4-20mA) rF(4-20mA) HQ Display	CF	448,00	N1858
QFA4160	BPZ:QFA4160	Raumfühler T(0-10V) rF(0-10V) kal. -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	1070,00	N1859
QFA4160D	BPZ:QFA4160D	Raumfühler T(0-10V) rF(0-10V) kalibriert Display	CF	1140,00	N1859
QFA4171	BPZ:QFA4171	Raumfühler T(4-20mA) rF(4-20mA) kal. -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	1070,00	N1859
QFA4171D	BPZ:QFA4171D	Raumfühler T(4-20mA) rF(4-20mA) kalibriert Display	CF	1140,00	N1859
QFM1660	S55720-S198	Kanalfühler T(0-10V) rF(0-10V) 0.50°C 10.90%rF	CF	183,00	Q3731

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
QFM2100	BPZ:QFM2100	Kanalfühler rF(0-10V) 0-100%rF	CF	250,00	N1864
QFM2101	BPZ:QFM2101	Kanalfühler rF(4-20mA) 0-100%rF	CF	250,00	N1864
QFM2120	BPZ:QFM2120	Kanalfühler T(Ni1000) rF(0-10V) -35..+50°C 0..100%rF	CF	276,00	N1864
QFM2150/MO	S55720-S467	Kanalfühler T/rF -40.+70°C/0..95%rF Modbus RTU	CF	282,00	A6V11610635
QFM2160	BPZ:QFM2160	Kanalfühler T(0-10V) rF(0-10V) -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	262,00	N1864
QFM2171	BPZ:QFM2171	Kanalfühler T(4-20mA) rF(4-20mA) -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	262,00	N1864
QFM3100	BPZ:QFM3100	Kanalfühler rF(0-10V) HQ 0..100%rF	CF	368,00	N1882
QFM3101	BPZ:QFM3101	Kanalfühler rF(4-20mA) HQ 0..100%rF	CF	368,00	N1882
QFM3150/MO	S55720-S468	Kanalfühler T/rF -40.+70°C/0..100%rF HQ Modbus RTU	CF	418,00	A6V11610638
QFM3160	BPZ:QFM3160	Kanalfühler T(0-10V) rF(0-10V) HQ -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	389,00	N1882
QFM3160D	BPZ:QFM3160D	Kanalfühler T(0-10V) rF(0-10V) HQ Display	CF	448,00	N1882
QFM3171	BPZ:QFM3171	Kanalfühler T(4-20mA) rF(4-20mA) HQ -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	389,00	N1882
QFM3171D	BPZ:QFM3171D	Kanalfühler T(4-20mA) rF(4-20mA) HQ Display	CF	448,00	N1882
QFM4160	BPZ:QFM4160	Kanalfühler T(0-10V) rF(0-10V) kal. -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	1070,00	N1883
QFM4171	BPZ:QFM4171	Kanalfühler T(4-20mA) rF(4-20mA) kal -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%	CF	1070,00	N1883
QFM81.2	BPZ:QFM81.2	Kanalhygrostat 15...95%rF Sollwertverstellung aussen	CF	225,00	N1514
QFM81.21	BPZ:QFM81.21	Kanalhygrostat 15...95%rF Sollwertverstellung innen	CF	298,00	N1514
QLS60	BPZ:QLS60	Sonnenfühler 0-10V/4-20mA -1000W/m2 Anschluß AC24V DC 20..30V	CF	676,00	N1943
QMX3.MP1	S55624-H110	Montageplatte metallverstärkt zu QMX3.P37, .P34,.P74,.P02,.P30,.P70	CN	7,07	N1602
QMX3.P02	S55624-H107	Raumschaltgerät und T-Fühler weiß, PL-Link, S-Mode, AP-Montage	CN	139,00	N1602
QMX3.P02-1BSC	S55624-H128	Raumschaltgerät und T-Fühler schwarz, PL-Link, S-Mode, AP-Montage	CN	137,00	N1602
QMX3.P30	S55624-H103	Raumtemperaturfühler weiß, PL-Link, S-Mode, LTE, AP-Montage	CN	90,70	N1602
QMX3.P30-1BSC	S55624-H123	Raumtemperaturfühler schwarz, PL-Link, S-Mode, LTE, AP-Montage	CN	89,00	N1602
QMX3.P34	S55624-H105	Raumbediengerät und T-Fühler weiß, PL-Link, S-Mode, AP-Montage	CN	154,00	N1602
QMX3.P34-1BSC	S55624-H126	Raumbediengerät und T-Fühler schwarz, PL-Link, S-Mode, AP-Montage	CN	150,00	N1602
QMX3.P37	S55624-H108	Raumbedien- und Schaltgerät weiß, PL-Link, S-Mode, AP-Montage	CN	232,00	N1602
QMX3.P37-1BSC	S55624-H129	Raumbedien- und Schaltgerät schwarz, PL-Link, S-Mode, AP-Montage	CN	227,00	N1602
QMX3.P40	S55624-H116	Mehrfachfühler T/rF weiß, PL-Link, S-Mode, LTE, AP-Montage	CN	115,00	N1602
QMX3.P40-1BSC	S55624-H124	Mehrfachfühler T/rF schwarz, PL-Link, S-Mode, LTE, AP-Montage	CN	113,00	N1602
QMX3.P44	S55624-H143	Raumbediengerät und T/rF-Fühler weiß, PL-Link, S-Mode, AP-Montage	CN	251,00	N1602
QMX3.P44-1BSC	S55624-H144	Raumbediengerät und T/rF-Fühler schwarz, PL-Link, S-Mode, AP-Montage	CN	251,00	N1602
QMX3.P70	S55624-H104	Mehrfachfühler T/rF/CO2 weiß, PL-Link, S-Mode, LTE, AP-Montage	CN	430,00	N1602
QMX3.P70-1BSC	S55624-H125	Mehrfachfühler T/rF/CO2 schwarz, PL-Link, S-Mode, LTE, AP-Montage	CN	421,00	N1602

**Neues Produkt**

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
QMX3.P74	S55624-H106	Raumbediengerät und T/rF/CO2-Fühler weiß, PL-Link, S-Mode, AP-Montage	CN	488,00	N1602
QMX3.P74-1BSC	S55624-H127	Raumbediengerät und T/rF/CO2Fühler schwarz, PL-Link, S-Mode, AP-Montage	CN	479,00	N1602
QPA1000	S55720-S119	Raumfühler Luftqual. VOC	CF	259,00	N1961
QPA1004	S55720-S453	Raumfühler Luftqual. CO2	CF	339,00	A6V101099173
QPA1064	S55720-S454	Raumfühler Luftqual. CO2 + T	CF	418,00	A6V101099173
QPA2000	BPZ:QPA2000	Raumfühler Luftqual. CO2	CF	446,00	N1961
QPA2002	BPZ:QPA2002	Raumfühler Luftqual. CO2 + CO2/VOC	CF	565,00	N1961
QPA2002D	BPZ:QPA2002D	Raumfühler Luftqual. CO2 + CO2/VOC Display	CF	634,00	N1961
QPA2052/MO	S55720-S510	Raumfühler Luftqual. CO2 + T + rF Modbus RTU	CF	721,00	A6V12046144
QPA2060	BPZ:QPA2060	Raumfühler Luftqual. CO2 + T	CF	544,00	N1961
QPA2060D	BPZ:QPA2060D	Raumfühler Luftqual. CO2 + T Display	CF	612,00	N1961
QPA2062	BPZ:QPA2062	Raumfühler Luftqual. CO2 + T + rF	CF	671,00	N1961
QPA2062D	BPZ:QPA2062D	Raumfühler Luftqual. CO2 + T + rF Display	CF	739,00	N1961
QPA2080	S55720-S121	Raumfühler Luftqual. CO2 + T passiv	CF	538,00	N1961
QPA2080D	S55720-S122	Raumfühler Luftqual. CO2 + T passiv Display	CF	593,00	N1961
QPA84	BPZ:QPA84	Raumluftqualitätsregler VOC 2-Pkt. 230VAC	CF	152,00	N1571
QPM1100	S55720-S123	Kanalfühler Luftqual. VOC	CF	320,00	N1962
QPM1104	S55720-S455	Kanalfühler Luftqual. CO2	CF	400,00	A6V101101338
QPM1164	S55720-S456	Kanalfühler Luftqual. CO2 + T	CF	473,00	A6V101101338
QPM2100	BPZ:QPM2100	Kanalfühler Luftqual. CO2	CF	619,00	N1962
QPM2102	BPZ:QPM2102	Kanalfühler Luftqual. CO2 + CO2/VOC	CF	758,00	N1962
QPM2102/MO	S55720-S469	Kanalfühler Luftqual. CO2 + CO2/VOC Modbus RTU	CF	814,00	A6V11610641
QPM2102D	BPZ:QPM2102D	Kanalfühler Luftqual. CO2 + CO2/VOC Display	CF	825,00	N1962
QPM2150/MO	S55720-S470	Kanalfühler Luftqual. CO2 + T Modbus	CF	736,00	A6V11610641
QPM2152/MO	S55720-S471	Kanalfühler Luftqual. CO2 + T + rF Modbus	CF	858,00	A6V11610641
QPM2160	BPZ:QPM2160	Kanalfühler Luftqual. CO2 + T	CF	686,00	N1962
QPM2160D	BPZ:QPM2160D	Kanalfühler Luftqual. CO2 + T Display	CF	816,00	N1962
QPM2162	BPZ:QPM2162	Kanalfühler Luftqual. CO2 + T + rF	CF	801,00	N1962
QPM2162D	BPZ:QPM2162D	Kanalfühler Luftqual. CO2 + T + rF Display	CF	870,00	N1962
QPM2180	S55720-S124	Kanalfühler Luftqual. CO2 + T passiv	CF	709,00	N1962
QSA2700	S55720-S457	Raumfühler Feinstaub PM2.5 und PM10	CF	436,00	A6V11160938
QSA2700D	S55720-S458	Raumfühler Feinstaub PM2.5 und PM10 Display	CF	497,00	A6V11160938
QSM2100	S55720-S491	Kanalfühler Feinstaub PM2.5 und PM10	CF	444,00	A6V11893002
QSM2162	S55720-S492	Kanalfühler Feinstaub PM2.5, PM10/rF, T	CF	574,00	A6V11893002
QVE1900	BPZ:QVE1900	Strömungswächter DN25..200, 0,8..94,2m3/h für Flüssigkeiten	CF	188,00	N1592
QVE1901	BPZ:QVE1901	Strömungswächter DN20..200 0,9..30m3/h für Flüssigkeiten 30m3/h	CF	150,00	N1594
QVE1902.010	S55720-S199	Durchflussschalter 2,8..3,7l/min, S/Ö-230V/1A, IG3/8"	CF	148,00	N1596
QVE1902.015	S55720-S200	Durchflussschalter 3,6..4,9l/min, S/Ö-230V/1A, IG1/2"	CF	148,00	N1596
QVE1902.020	S55720-S201	Durchflussschalter 6,9..8,4l/min, S/Ö-230V/1A, IG3/4"	CF	149,00	N1596
QVE1902.025	S55720-S202	Durchflussschalter 10,8..13,3l/min, S/Ö-230V/1A, IG1"	CF	153,00	N1596
QVE2000.010	S55720-S189	Vortex-Durchflussfühler 1,8..32l/min, DC0-10V, AG1/2", Kunststoff	CF	205,00	N1597

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
QVE2000.015	S55720-S190	Vortex-Durchflussfühler 3,5..50l/min, DC0-10V, AG3/4", Kunststoff	CF	205,00	N1597
QVE2000.020	S55720-S191	Vortex-Durchflussfühler 5,0..85l/min, DC0-10V, AG1", Kunststoff	CF	213,00	N1597
QVE2000.025	S55720-S192	Vortex-Durchflussfühler 9,0..150l/min, DC0-10V, AG1-1/4", Kunststoff	CF	224,00	N1597
QVE2100.010	S55720-S193	Vortex-Durchflussfühler 1,8..32l/min, DC4-20mA, AG1/2", Kunststoff	CF	205,00	N1597
QVE2100.015	S55720-S194	Vortex-Durchflussfühler 3,5..50l/min, DC4-20mA, AG3/4", Kunststoff	CF	205,00	N1597
QVE2100.020	S55720-S195	Vortex-Durchflussfühler 5,0..85l/min, DC4-20mA, AG1", Kunststoff	CF	213,00	N1597
QVE2100.025	S55720-S196	Vortex-Durchflussfühler 9,0..150l/min, DC4-20mA, AG1-1/4", Kunststoff	CF	224,00	N1597
QVE3000.010	S55720-S211	Vortex-Durchflussfühler 1,8..32l/min, DC0-10V, AG3/4", Rotguss	CF	398,00	N1598
QVE3000.015	S55720-S212	Vortex-Durchflussfühler 3,5..50l/min, DC0-10V, AG3/4", Rotguss	CF	398,00	N1598
QVE3000.020	S55720-S213	Vortex-Durchflussfühler 5,0..85l/min, DC0-10V, AG1", Rotguss	CF	413,00	N1598
QVE3000.025	S55720-S214	Vortex-Durchflussfühler 9,0..150l/min, DC0-10V, AG1-1/4", Rotguss	CF	471,00	N1598
QVE3100.010	S55720-S215	Vortex-Durchflussfühler 1,8..32l/min, DC4-20mA, AG3/4", Rotguss	CF	398,00	N1598
QVE3100.015	S55720-S216	Vortex-Durchflussfühler 3,5..50l/min, DC4-20mA, AG3/4", Rotguss	CF	398,00	N1598
QVE3100.020	S55720-S217	Vortex-Durchflussfühler 5,0..85l/min, DC4-20mA, AG1", Rotguss	CF	413,00	N1598
QVE3100.025	S55720-S218	Vortex-Durchflussfühler 9,0..150l/min, DC4-20mA, AG1-1/4", Rotguss	CF	471,00	N1598
QVM62.1	BPZ:QVM62.1	Luftgeschwindigkeitsfühler 0-15m/s, DC0-10V/4-20mA	CF	350,00	N1932
QXA2100	S55770-T375	Kondensationswächter für Kleinspannung AC/DC 24V	CF	133,00	A6V10741072
QXA2101	S55770-T376	Kondensationswächter für Kleinspannung AC/DC 24V mit Kabel 1,5m	CF	166,00	A6V10741072
RAA11	S55770-T219	Raumtemperaturregler 24-250VAC Sollw.8-30°C ohne Außenverstellung	CE	25,60	N3561
RAA21	S55770-T220	Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30°C	CE	26,30	N3562
RAA31	S55770-T221	Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30°C Ein/Aus-Sch.	CE	27,50	N3563
RAA41	S55770-T224	Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30°C H/Aus/K-Betr.	CE	28,40	N3564
RAB11	S55770-T225	Fan-Coil Thermostat 2-Pkt H/K 2-Rohr	CE	35,80	N3015
RAB11.1	S55770-T226	Fan-Coil Thermostat 2-Pkt H/K Verriegelung 2-Rohr	CE	43,40	N3015
RAB21	S55770-T227	Raumthermostat für Ventilator- Konvektoren mit 2-Punktverhalten	CE	38,50	N3016
RAB31	S55770-T229	Raumthermostat für Ventilator- Konvektoren mit 2-Punktverhalten	CE	41,70	N3017
RAB31.1	S55770-T230	Raumthermostat für Ventilator- Konvektoren mit 2-Punktverhalten	CE	45,80	N3017
RAB91	S55770-T231	Ventilator 3-Stufenschalter	CE	18,40	N3018
RAK-H-M	S55700-P131	Klemmengehäuse für Fühler	CE	47,50	N1207
RAK-ST.010FP-M	S55700-P100	Sicherheitstemperaturbegr. 95°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2"	CE	81,20	N1204
RAK-ST.020FP-M	S55700-P101	Sicherheitstemperaturbegr. 100°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2"	CE	106,00	N1204
RAK-ST.030FP-M	S55700-P102	Sicherheitstemperaturbegr. 110°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2"	CE	85,90	N1204
RAK-ST.1300P-M	S55700-P103	Sicherheitstemperaturbegr. 120,130°C 700mm Kapillare, 100mm Ms-SR G1/2"	CE	93,20	N1204

**Neues Produkt**

41

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
RAK-ST.1310P-M	S55700-P104	Sicherheitstemperaturbegr. 90..110°C 700mm Kapillare,100mm Ms-SR G1/2"	CE	90,40	N1204
RAK-ST.1385M	S55700-P105	Sicherheitstemperaturbegr. 40...70°C 700mm Kapillare IP54	CE	111,00	N1204
RAK-ST.1430S-M	S55700-P106	Sicherheitstemperaturbegr. 80..110°C 1600mm Kapillare	CE	81,30	N1204
RAK-ST.1600MP	S55700-P107	Sicherheitstemperaturbegr. 95..130°C 700mm Kap. 100mm Ms-SR G1/2" IP54	CE	121,00	N1204
RAK-TB.1400S-M	S55700-P108	Temperaturlbegrenzer 45..60°C 700mm Kapillare	CE	74,90	N1206
RAK-TB.1410B-M	S55700-P109	Temperaturlbegrenzer 50..70°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2"	CE	81,20	N1206
RAK-TB.1420S-M	S55700-P110	Temperaturlbegrenzer 65..80°C 700mm Kapillare	CE	85,90	N1206
RAK-TR.1000B-H	S55700-P111	Temperaturregler 15..95°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2"	CE	81,70	N1205
RAK-TR.1000S-H	S55700-P112	Temperaturregler 15..95°C 700mm Kapillare	CE	78,80	N1205
RAK-TR.1210B-H	S55700-P113	Temperaturregler 15..82°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2"	CE	78,20	N1205
RAK-TW.1000HB	S55700-P115	Temperaturwächter 15..95°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2" IP65	CE	81,20	N1202
RAK-TW.1000S-H	S55700-P116	Temperaturwächter 15..95°C 700mm Kapillare	CE	78,20	N1202
RAK-TW.1200B-H	S55700-P117	Temperaturwächter 40..120°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2"	CE	81,20	N1202
RAK-TW.1200HP	S55700-P118	Temperaturwächter 40..120°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2" IP65	CE	124,00	N1202
RAK-TW.1200S-H	S55700-P119	Temperaturwächter 40..120°C 700mm Kapillare	CE	78,20	N1202
RAK-TW.5000HS	S55700-P120	Frostsitzwächter 5..65°C 1600mm Kapillare IP65	CE	108,00	N1203
RAK-TW.5000S-H	S55700-P121	Frostsitzwächter 5..65°C 1600mm Kapillare	CE	65,90	N1203
RAK-TW.5010S-H	S55700-P122	Frostsitzwächter -10..50°C 1600mm Kapillare	CE	64,80	N1203
RAM-TR.2000M	BPZ:RAM-TR.2000M	Anlege-Temperaturregler 20..90°C	CE	31,50	N1197
RAM-TW.2000M	BPZ:RAM-TW.2000M	Anlege-Temperaturwächter 20..90°C	CE	32,50	N1197
RAV11.1	BPZ:RAV11.1	Raumtemperaturregler Tag/Nacht Schaltuhr analog	CE	147,00	N2224
RAZ-ST.011FP-J	S55700-P136	Thermostate TR+STB 15..95/100°C 100mm Ms-SR	CE	161,00	N1214
RAZ-ST.030FP-J	S55700-P137	Thermostate TR+STB 15..95/110°C 100mm Ms-SR	CE	173,00	N1214
RAZ-ST.1500P-J	S55700-P138	Thermostate TR+STB 15..95/110..130°C 100mm Ms-SR	CE	167,00	N1214
RAZ-ST.1510P-J	S55700-P139	Thermostate TR+STB 15..95/90..110°C 100mm Ms-SR	CE	160,00	N1214
RAZ-TW.1000P-J	S55700-P140	Thermostate TR+TW 15..95/15..95°C 100mm Ms-SR	CE	160,00	N1212
RAZ-TW.1200P-J	S55700-P141	Thermostate TR+TW 40..120/40..120°C 100mm Ms-SR	CE	176,00	N1212
RCC10	BPZ:RCC10	Fan-Coil Thermostat 2-Rohr	CE	95,50	N3021
RCC20	BPZ:RCC20	Fan-Coil Thermostat 2-Rohr +E-Zusatzheizung	CE	103,00	N3022
RCC30	BPZ:RCC30	Fan-Coil Thermostat 4-Rohr	CE	103,00	N3023
RCR114.1	S55772-T104	Funk-Empfänger/-verstärker zu RDS110.R	CD	68,60	A6V11562464
RCU10	BPZ:RCU10	Raumtemperaturregler 230V H/K PWM od. 2-Pkt	CE	94,80	N3041
RCU15	BPZ:RCU15	Raumtemperaturregler 24V H/K ext.Fühler PWM o. 2-Pkt.	CE	107,00	N3048
RCU50.2	BPZ:RCU50.2	Raumtemperaturregler 24V H/K 0-10V Funktions.	CE	121,00	N3045
RDD100	S55770-T275	Raumtemperaturregler LCD 5..35°C H 2-P. 230V	CE	61,90	N1420
RDD100.1	S55770-T276	Raumtemperaturregler LCD 5..35°C H 2-P. Batt.3V	CE	61,90	N1420
RDD100.1RF	S55770-T319	Raumtemperaturregler LCD 5..35°C H 2-P. Batt.3V Funk	CE	89,30	N1424
RDD100.1RFS	S55770-T281	Raumtemperaturregler LCD 5..35°C H 2-P. Batt.3V Funk-Set	CE	136,00	N1424
RDD310/EH	S55770-T296	Raumtemperaturregler LCD 5..40°C H 2-P. 230V 16A Wandeinbau	CE	77,60	N1440

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
RDD810	S55770-T443	Raumtemperaturregler LCD 5..40°C H 2-P. 230V 5(2)A Wandeinbau	CE	131,00	A6V141127894
RDD810KN	S55770-T444	Raumtemperaturregler LCD 5..40°C H 2-P. KNX 230V 5(2)A Wandeinbau	CE	193,00	N3175
RDE100	S55770-T278	Raumtemperaturregler LCD W7 5..35°C H 2-P. 230V	CE	80,20	N1422
RDE100.1	S55770-T279	Raumtemperaturregler LCD W7 5..35°C H 2-P. Batt.3V ext.Eingang	CE	80,20	N1422
RDE100.1DHW	S55770-T280	Raumtemperaturregler LCD W7 5..35°C H 2-P. Batt.3V ext.Eing. TWW-Erw.	CE	105,00	N1423
RDE100.1RF	S55770-T320	Raumtemperaturregler LCD W7 5..35°C H 2-P. Batt.3V ext.Eingang Funk	CE	111,00	N1425
RDE100.1RFS	S55770-T282	Raumtemperaturregler LCD W7 5..35°C H 2-P. Batt.3V ext.Eingang Funk-Set	CE	194,00	N1425
RDE410/EH	S55770-T333	Raumtemperaturregler LCD W7 5..40°C H 2-P. 230V 16A Wand-einbau	CE	97,20	N1440
RDE-MZ6	S55770-T285	Funk-Multizonen-Empfänger für RDE/RDD100.1RF	CE	246,00	N1428
RDF110	BPZ:RDF110	Fan-Coil Regler LCD 5..40°C 2-Pkt 2-Rohr5..40°C	CE	109,00	N3057
RDF600	S55770-T291	Fan-Coil Regler LCD 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt	CE	135,00	N3076
RDF600KN	S55770-T293	Fan-Coil Regler LCD 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt KNX	CE	218,00	N3171
RDF600KN/S	S55770-T400	Fan-Coil Regler LCD 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt KNX 4xKNX Taste	CE	219,00	N3171
RDF600KN/VB	S55770-T430	Fan-Coil Regler LCD 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt KNX schwarz	CE	218,00	N3171
RDF600T	S55770-T292	Fan-Coil Regler LCD 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt Zeitpr. IR-Fernst.	CE	150,00	N3076
RDF660MB	S55770-T439	Fan-Coil Regler LCD 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt ECM Modbus 2xAI/DI	CE	200,00	A6V12005486
RDF660MB/MM	S55770-T433	Fan-Coil Regler LCD 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt ECM Modbus 1xAI,1xDI	CE	185,00	A6V12005486
RDF660T	S55770-T434	Fan-Coil Regler LCD 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt Zeitpr. IR-Fernst.	CE	161,00	A6V12048672
RDF800	S55770-T396	Fan-Coil Regler Touchscreen 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt	CE	161,00	A6V101123362
RDF800KN	S55770-T350	Fan-Coil Regler Touchscreen 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt KNX	CE	259,00	N3174
RDF800KN/VB	S55770-T429	Fan-Coil Regler Touchscreen 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt KNX schwarz	CE	259,00	N3174
RDF870KN	S55770-T407	PM2.5 und CO2 Regler Touchscreen KNX	CE	224,00	A6V11439451
RDF870MB	S55770-T408	PM2.5 und CO2 Regler Touchscreen Modbus	CE	212,00	A6V11439451
RDF880KN	S55770-T415	Raumtemperaturregler Touchscreen 5..40°C Einbau 2-Pkt FBH/VRF KNX	CE	211,00	A6V11282546
RDG100	S55770-T158	Raumtemperaturregler LCD 5..40°C 2/3-Pkt/PWM FanCoil/Univ.	CE	154,00	N3181
RDG100KN	S55770-T163	Raumtemperaturregler LCD 5..40°C 2/3-Pkt/PWM FanCoil/Univ. KNX	CE	242,00	N3191
RDG100T	S55770-T159	Raumtemperaturregler LCD 5..40°C 2/3-Pkt/PWM Uhr FC/Uni. vert.	CE	178,00	N3181
RDG110	S55770-T160	Raumtemperaturregler LCD 5..40°C 2-Pkt FanCoil/Univ./Wärtep.	CE	137,00	N3181
RDG160KN	S55770-T297	Raumtemperaturregler LCD 5..40°C 2/3-Pkt/PWM FanCoil/Univ. KNX	CE	258,00	N3191
RDG160T	S55770-T343	Raumtemperaturregler LCD 5..40°C 0-10V +0-10V(EMC) FanCoil/Univ.	CE	189,00	N3181
RDG200KN	S55770-T409	Raumtemp.regler LCD 5..40°C 2/3-Pkt/PWM FanCoil/Univ.KNX (ab02/21)	CE	271,00	A6V11545853

**Neues Produkt**

43

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
RDG260KN	S55770-T412	Raumtemp.regler LCD 5..40°C DC0-10V/2Pkt FanCoil/Univ.KNX (ab02/21)	CE	271,00	A6V11545853
RDG400	S55770-T164	Raumtemperaturregler LCD 5..40°C 2/3-Pkt/PWM 1-Kanal-VVS	CE	168,00	N3182
RDG405KN	S55770-T348	Raumtemperaturregler LCD 5..40°C LQ 2/3-Pkt/PWM 1-Kanal-VVS KNX	CE	261,00	N3192
RDH100	S55770-T377	Raumtemperaturregler LCD 5..30°C 2-Pkt(TPI)2-Pkt(TPI)	CE	62,10	A6V10954413
RDH100RF/SET	S55770-T378	Raumtemperaturregler LCD 5..30°C 2-Pkt(TPI) Funk m. Empfänger	CE	136,00	A6V10954418
RDJ100	S55770-T379	Raumtemperaturregler LCD 5..30°C T/N 2-Pkt(TPI)	CE	78,70	A6V10954415
RDJ100RF/SET	S55770-T380	Raumtemperaturregler LCD 5..30°C T/N 2-Pkt(TPI) Funk m. Empfänger	CE	154,00	A6V10954420
RDS110	S55772-T100	Smart Raumthermostat T, BWW/rF	CE	278,00	A6V10807602
RDS110.R	S55772-T103	Smart Raumthermostat T, BWW/rF, Funk	CD	278,00	A6V11562461
REV13	BPZ:REV13	Raumtemperaturregler LCD T/N 2-Pkt	CE	127,00	N2201
REV13DC	BPZ:REV13DC	Raumtemperaturregler LCD T/N 2-Pkt Funkuhr	CE	135,00	N2201
REV24	BPZ:REV24	Raumtemperaturregler LCD W7 2-Pkt	CE	149,00	N2205
REV24DC	BPZ:REV24DC	Raumtemperaturregler LCD W7 2-Pkt Funkuhr	CE	167,00	N2205
REV24RF/SET	BPZ:REV24RF/SET	Raumtemperaturregler LCD W7 2-Pkt Funk mit Empfänger	CE	322,00	N2206
REV24RFDC/SET	BPZ:REV24RFDC/SET	Raumtemperaturregler LCD W7 2-Pkt Funkuhr Funk mit Empfänger	CE	328,00	N2206
REV34-XA	BPZ:REV34-XA	Raumtemperaturregler LCD W7 3-Pkt Blisterverpackung	CE	276,00	N2208
RLA162	BPZ:RLA162	Raumtemperaturregler 2x0-10V	CA	189,00	N3331
RLE132	BPZ:RLE132	Tauchtemperaturregler 0..130°C Dreipunktausgang	CA	441,00	N3334
RLE162	BPZ:RLE162	Tauchtemperaturregler stetig 0..10V 2 Ausgänge	CA	384,00	N3333
RLM162	BPZ:RLM162	Luftkanaltemperaturregler stetig 0..10V 2 Ausgänge	CA	303,00	N3332
RLU202	BPZ:RLU202	Universalregler 4xUE 1xDE 2xDA 1xRegelkreis	CA	396,00	N3101
RLU220	BPZ:RLU220	Universalregler 4xUE 1xDE 2xAA 1xRegelkreis	CA	396,00	N3101
RLU222	BPZ:RLU222	Universalregler 4xUE 1xDE 2xAA 2xDA 1xRegelkreis	CA	507,00	N3101
RLU232	BPZ:RLU232	Universalregler 5xUE 2xDE 3xAA 2xDA 2xRegelkreis	CA	697,00	N3101
RLU236	BPZ:RLU236	Universalregler 5xUE 2xDE 3xAA 6xDA 2xRegelkreis	CA	945,00	N3101
RMB795B-1	S55370-C162	Synco700 Steuerzentrale f. RXB Raum-Contr. mit KNX-Bus	CC	868,00	N3122
RMH760B-1	BPZ:RMH760B-1	Synco700 Mod. Heizungsregler mit KNX-Bus Überwachung und Steuerung	CA	854,00	N3133
RMK770-1	BPZ:RMK770-1	Synco700 Kesselfolgeregler mit KNX 6xKessel Heizkreis-u. Vorregelung	CA	1360,00	N3132
RMS705B-1	S55370-C100	Synco700 Univ.Regler f.Nichtstandard 8UI 8AO 6DO m.KNX Überw.u.Strg.	CA	1000,00	N3124
RMU710B-1	BPZ:RMU710B-1	Synco700 Universalregler 6UI 2AO 2DO m. KNX Überwachung und Steuerung	CA	703,00	N3150
RMU720B-1	BPZ:RMU720B-1	Synco700 Universalregler 8UI 3AO 4DO m. KNX Überwachung und Steuerung	CA	1010,00	N3150
RMU730B-1	BPZ:RMU730B-1	Synco700 Universalregler 8UI 4AO 6DO m. KNX Überwachung und Steuerung	CA	1350,00	N3150
RMZ780	BPZ:RMZ780	Modulverbinder Synco700-Regler 2-teilig abg. Montage von Erw.Modulen	CA	181,00	N3138
RMZ782B	BPZ:RMZ782B	Heizkreismodul Erweiterung für RMH760 AT-Gef. VL-Temp. Regelung	CA	384,00	N3136
RMZ783B	BPZ:RMZ783B	Brauchwarmwassermodul Erweiterung f. RMH760 4 Ein-/5 Ausgänge	CA	411,00	N3136
RMZ785	BPZ:RMZ785	Universalmodul Erweiterung 8UI für Synco700	CA	316,00	N3146

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
RMZ787	BPZ:RMZ787	Universalmodul Erweiterung 4UI 4DO für Synco700	CA	316,00	N3146
RMZ788	BPZ:RMZ788	Universalmodul Erweiterung 4UI 2DO 2AO für Synco700	CA	450,00	N3146
RMZ789	BPZ:RMZ789	Universalmodul für Synco700 Erweiterung 6UI 4DO und 2 AO	CA	542,00	N3146
RMZ790	BPZ:RMZ790	Bediengerät aufsetzbar für Synco700 Regler Klartext- u. Grafikbedienung	CA	269,00	N3111
RMZ791	BPZ:RMZ791	Bediengerät abgesetzt für Synco700 Regler Klartext- u. Grafikbedienung	CA	402,00	N3112
RMZ792	BPZ:RMZ792	Bus-Bediengerät für 150 Synco700 Regler Klartext- u. Grafikbedienung	CA	1110,00	N3113
RRV912	BPZ:RRV912	Heizkreisregler 2 Heizkreise KNX-Funk	CD	201,00	N2705
RRV918	BPZ:RRV918	Heizkreisregler 8 Heizkreise KNX-Funk	CD	275,00	N2706
RRV934	BPZ:RRV934	Multiregler KNX-Funk	CD	355,00	N2709
RTN51	BPZ:RTN51	Thermostatkopf mit Frostschutz u. Schließf. f. Rad.Vent. RAL9016	CG	19,60	N2111
RTN51G	BPZ:RTN51G	Thermostatkopf mit Frostschutz u. Schließf. f. Rad.Vent. weiss glänzend	CG	19,60	N2111
RTN71	BPZ:RTN71	Thermostatkopf m. Fernfühler mit 2m Kapillare f. Rad.Vent.	CG	74,90	N2111
RTN81	BPZ:RTN81	Thermostatkopf m. Fernverstellung Frostschutz f. Rad.Vent.	CG	81,10	N2111
RVD120-A	S55370-C109	Fernheizungsregler für Wärmeübergabestationen	CA	553,00	N2510
RVD140-A	S55370-C113	Fernheizungs- und Brauchwasserregler für Wärmeübergabestationen	CA	716,00	N2510
RVD250-A	S55370-C125	Fernheizungs- und Brauchwasserregler mit M-Bus Kommunikation	CA	776,00	N2513
RVD260-A	S55370-C129	Fernheizungs- und Brauchwasserregler mit M-Bus Kommunikation	CA	861,00	N2515
RVL479	BPZ:RVL479	Partnergerät zu Sigmagr RVL47.und RVL48. für 1 Heizkreis	CA	910,00	N2543
RVL480	BPZ:RVL480	Heizungsregler analog/digital Multifunktionaler Regler	CA	1120,00	N2540
RVL481	BPZ:RVL481	Heizungsregler m. Brauchwarmwasser analog/digital	CA	1320,00	N2541
RVL482	BPZ:RVL482	Heizungsregler f Kessel Heizgr. BWW Bedienung analog/digital	CA	1500,00	N2542
RVP201.0	BPZ:RVP201.0	Heizungsregler RT o/u AT Raumeinfl.einstellb. o.Uhr	CA	579,00	N2464
RVP211.0	BPZ:RVP211.0	Heizungsregler RT o/u.AT + Boiler Raumeinfl.einstellb. o.Uhr	CA	670,00	N2464
RVP340	S55370-C136	Heizungsregler m. LPB-Kommunikation für 1 Heizkreis	CA	652,00	N2545
RVP350	S55370-C137	Heizungsregler m. LPB-Kommunikation für 1 Heizkreis BWW und Kessel	CA	863,00	N2545
RVP360	S55370-C139	Heizungsregler m. LPB-Kommunikation für 2 Heizkreise BWW und Kessel	CA	1040,00	N2546
RWD62	BPZ:RWD62	Universalregler 2xUE 1xDE 2xAA 1xRegelkreis	CA	211,00	N3342
RWD68	BPZ:RWD68	Universalregler 2xUE 1xDE 1xAA 1xDA 1xRegelkreis	CA	206,00	N3343
RWD82	BPZ:RWD82	Universalregler 2xUE 1xDE 2xDA 1xRegelkreis	CA	227,00	N3341
RWR462.10	BPZ:RWR462.10	Überhitzungsregler für max. 2 Kältekreise, AC / DC 24 V, 30 Kältemittel	CZ	376,00	N3372
RXB21.1/FC-10	BPZ:RXB21.1/FC-10	Einzelraumregler für Fan-Coil, 2/4 Rohrsystem, KNX Komm.	CC	318,00	N3873
RXB21.1/FC-11	BPZ:RXB21.1/FC-11	Einzelraumregler für Fan-Coil, 2/4 Rohrsystem, KNX Komm.	CC	318,00	N3873
RXB22.1/FC-12	BPZ:RXB22.1/FC-12	Einzelraumregler für Fan-Coil, 2/4 Rohrsystem, KNX Komm.	CC	328,00	N3873
RXB24.1/CC-02	BPZ:RXB24.1/CC-02	Einzelraumregler für Kühldecke und Radiator, KNX Komm.	CC	302,00	N3874
RXB39.1/FC-13	S55373-C121	Einzelraumregler für Fan-Coil-Systeme (ECM), KNX Komm.	CC	332,00	N3875
RXZ20.1	BPZ:RXZ20.1	Klemmenabdeckung zu RXC20/RXC21/RXM21	CC	11,60	N3834
RXZ30.1	BPZ:RXZ30.1	Klemmenabdeckung zu RXC30/RXC31/RXC32/RXM39	CC	11,60	N3840
SAL31.00T10	S55162-A108	elek.mot.Drehantrieb 10Nm,90°C,230V,3-Pkt, 120sec.Stellz.	CG	391,00	N4502

Neues Produkt

45

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
SAL31.00T20	S55162-A110	elek.mot.Drehantrieb 20Nm,90°C,230V,3-Pkt, 120sec.Stellz.	CG	516,00	N4502
SAL31.00T40	S55162-A111	elek.mot.Drehantrieb 40Nm,90°C,230V,3-Pkt, 120sec. Stellz.	CG	516,00	N4502
SAL31.03T10	S55162-A109	elek.mot.Drehantrieb 10Nm,90°C,230V,3-Pkt, 30sec.Stellz.	CG	412,00	N4502
SAL61.00T10	S55162-A100	elek.mot.Drehantrieb 10Nm,90°C,AC/DC24V, 0-10V,120sec. Stellz.	CG	488,00	N4502
SAL61.00T20	S55162-A102	elek.mot.Drehantrieb 20Nm,90°C,AC/DC24V, 0-10V,120sec. Stellz.	CG	613,00	N4502
SAL61.00T40	S55162-A103	elek.mot.Drehantrieb 40Nm,90°C,AC/DC24V, 0-10V,120sec. Stellz.	CG	613,00	N4502
SAL61.03T10	S55162-A101	elek.mot.Drehantrieb 10Nm,90°C,AC/DC24V, 0-10V,30sec.Stellz.	CG	509,00	N4502
SAL81.00T10	S55162-A104	elek.mot.Drehantrieb 10Nm,90°C,AC/DC24V, 3-Pkt,120sec. Stellz.	CG	391,00	N4502
SAL81.00T20	S55162-A106	elek.mot.Drehantrieb 20Nm,90°C,AC/DC24V, 3-Pkt,120sec. Stellz.	CG	516,00	N4502
SAL81.00T40	S55162-A107	elek.mot.Drehantrieb 40Nm,90°C,AC/DC24V, 3-Pkt,120sec. Stellz.	CG	516,00	N4502
SAL81.03T10	S55162-A105	elek.mot.Drehantrieb 10Nm,90°C,AC/DC24V, 3-Pkt,30sec.Stellz.	CG	412,00	N4502
SAS31.00	S55158-A106	Ventilstellantrieb 230V 400N, Hub=5,5mm 120s	CG	250,00	N4581
SAS31.03	S55158-A107	Ventilstellantrieb 230V 400N, Hub=5,5mm 35s	CG	250,00	N4581
SAS31.50	S55158-A108	Ventilstellantrieb 230V 400N, Hub=5,5mm 120s, Notstellf.	CG	383,00	N4581
SAS31.53	S55158-A109	Ventilstellantrieb 230V 400N, Hub=5,5mm 30s, Notstellf.	CG	383,00	N4581
SAS61.03	S55158-A100	Ventilstellantrieb Motor 0-10V 400N, Hub=5,5mm 30s	CG	299,00	N4581
SAS61.03/MO	S55158-A121	Ventilstellantrieb Motor Modbus-Bus RTU 400N, Hub=5,5mm 30s	CG	388,00	A6V101037195
SAS61.33	S55158-A101	Ventilstellantrieb Motor AC/DC24V 400N, Hub=5,5mm 30s, Notstellf.	CG	460,00	N4581
SAS61.33/MO	S55158-A122	Ventilstellantrieb AC/DC24V 400N, Hub=5,5mm 30s, Notstellf., Modbus RTU	CG	673,00	CE1N4581de
SAS61.53	S55158-A102	Ventilstellantrieb Motor AC/DC24V 400N, Hub=5,5mm 30s, Notstellf.	CG	460,00	N4581
SAS81.00	S55158-A103	Ventilstellantrieb AC/DC24V 400N, Hub=5,5mm 120s	CG	250,00	N4581
SAS81.03	S55158-A104	Ventilstellantrieb AC/DC24V 400N, Hub=5,5mm 30s	CG	250,00	N4581
SAS81.33	S55158-A105	Ventilstellantrieb AC/DC24V 400N, Hub=5,5mm 30s, Notstellf.	CG	386,00	N4581
SAT31.008	S55158-A119	Ventilstellantrieb 230V 300N, Hub=5,5mm 8s	CG	255,00	N4584
SAT31.51	S55158-A120	Ventilstellantrieb 230V 300N, Hub=5,5mm 15s, Notstellf.	CG	386,00	N4584
SAT61.008	S55158-A117	Ventilstellantrieb AC/DC24V 300N, Hub=5,5mm 8s	CG	299,00	N4584
SAT61.51	S55158-A118	Ventilstellantrieb AC/DC24V 300N, Hub=5,5mm 15s, Notstellf.	CG	460,00	N4584
SAV31.00	S55150-A112	Ventilstellantrieb Motor 230VAC 1600N H=20/40mm 3P	CG	791,00	N4503
SAV31P00	S55150-A121	Ventilstellantrieb Motor 230V 3-Pkt 1100N H=40mm 120s	CG	745,00	N4510
SAV61.00	S55150-A110	Ventilstellantrieb Motor 24VAC/DC 1600N H=20/40mm 0-10V,4-20mA	CG	861,00	N4503
SAV61.00/HR	S55150-A146	Hubantr.f.Intelligent Valve o.Nst. 1600N, 40mm, AC/DC24V, 0-10V, 120s	CG	861,00	A6V11418660
SAV61.00/MO	S55150-A141	Ventilstellantrieb 24VAC/DC 1600N H=20/40mm 0-10V,4-20mA, Modbus RTU	CG	934,00	N4503
SAV61P00	S55150-A119	Ventilstellantrieb Motor 24VAC/DC 1100N H=40mm 0-10V,4-20mA	CG	750,00	N4510
SAV61P00/MO	S55150-A144	Ventilstellantrieb 24VAC/DC 1100N H=40mm 0-10V,4-20mA, Modbus RTU	CG	834,00	CE1N4510de
SAV81.00	S55150-A111	Ventilstellantrieb Motor 24VAC/DC 1600N H=20/40mm 3P	CG	791,00	N4503

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
SAV81P00	S55150-A120	Ventilstellantrieb Motor 24VAC/DC 3-Pkt 1100N H=40mm 120s	CG	690,00	N4510
SAX31.00	S55150-A105	Ventilstellantrieb Motor 230V 3-Pkt 800N H=20mm 120s	CG	407,00	N4501
SAX31.03	S55150-A106	Ventilstellantrieb Motor 230V 3-Pkt 800N H=20mm 30s	CG	428,00	N4501
SAX31P03	S55150-A118	Stellantrieb f.Kombiventile VPF.. 230V, 3-Pkt,500N,H=20mm,30s	CG	380,00	N4509
SAX61.03	S55150-A100	Ventilstellantrieb Motor 24V AC/DC DC 0.10V/4..20mA H=20mm 30s	CG	525,00	N4501
SAX61.03/MO	S55150-A140	Ventilstellantrieb 24V AC/DC, 800Nm, MOD-Bus RTU H=20mm 30s	CG	604,00	A6V101037195
SAX61P03	S55150-A114	Stellantrieb f.Kombiventile VPF.. AC/DC24V, 0-10V,500N,H=20mm,30s	CG	466,00	N4509
SAX61P03/MO	S55150-A143	Stellantrieb f.Kombiventile VPF.. AC/DC24V, 500N,H=20mm,30s, Modbus RTU	CG	549,00	N4509
SAX81.00	S55150-A102	Ventilstellantrieb Motor 24V AC/DC 3-Pkt 800N H=20mm 120s	CG	407,00	N4501
SAX81.03	S55150-A103	Ventilstellantrieb Motor 24VAC/DC 3-Pkt 800N Hub=20mm 30s	CG	428,00	N4501
SAX81P03	S55150-A116	Stellantrieb f.Kombiventile VPF.. AC/DC24V,3-Pkt,500N,H=20mm,3	CG	380,00	N4509
SAY31P03	S55150-A132	Ventilstellantrieb Motor 230V 3-Pkt 200N H=15mm 30s	CG	347,00	A6V10628469
SAY61P03	S55150-A133	Ventilstellantrieb Motor AC/DC24V stetig 200N H=15mm 30s	CG	420,00	A6V10628469
SAY61P03/MO	S55150-A145	Ventilstellantrieb AC/DC24V stetig 200N H=15mm 30s, Modbus RTU	CG	625,00	A6V10628469
SAY81P03	S55150-A134	Ventilstellantrieb Motor AC/DC24V 3-Pkt 200N H=15mm 30s	CG	347,00	A6V10628469
SEA45.5	S55376-C160	Stromventil 0,092-10kW einphasig AC42...660V	CA	210,00	N4938
SEH62.1	BPZ:SEH62.1	Digitalschaltuhr m. Wochenprogramm AC 230V mit Timerfunktion	CA	80,40	N5243
SEM61.4	BPZ:SEM61.4	Signalwandler DC0-10V/PP-Signal AC24V	CA	170,00	N5102
SEM62.1	BPZ:SEM62.1	Sicherh. Transformator 230/24V 30VA	CA	44,80	N5536
SEM62.2	BPZ:SEM62.2	Transformator 230/24V 30VA m.Schalter u.Sicherung	CA	52,20	N5536
SEZ220	BPZ:SEZ220	Signalwandler für passive/aktive Signale	CA	417,00	N5146
SEZ31.1	BPZ:SEZ31.1	Stellzeitmodul f. Antriebe SQL36.. zur Laufzeitverlängerung	CG	360,00	N4505_4
SEZ91.6	BPZ:SEZ91.6	Signalwandler 0..20VPhs./DC0..10V AC24V	CA	114,00	N5143
SFA21/18	BPZ:SFA21/18	Stellantrieb auf/zu 230V f. Zonenventile V.I46..	CG	89,10	N4863
SFA71/18	BPZ:SFA71/18	Stellantrieb auf/zu 24V f. Zonenventile V.I46..	CG	89,10	N4863
SFP21/18	BPZ:SFP21/18	Stellantrieb auf/zu 230V f. Kleinventile V.P47..	CG	99,00	N4865
SFP71/18	BPZ:SFP71/18	Stellantrieb auf/zu 24V f. Kleinventile V.P47..	CG	99,00	N4865
SKB32.50	BPZ:SKB32.50	Ventilstellantr. E-HYDR 230V 3-Pkt 2800N Hub=20mm	CG	1090,00	N4564
SKB32.51	BPZ:SKB32.51	Ventilstellantr. E-HYDR 230V 3-Pkt 2800N Hub=20mm m. Notstellf.	CG	1310,00	N4564
SKB60	BPZ:SKB60	Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 2800N Hub=20mm	CG	1190,00	N4564
SKB62	BPZ:SKB62	Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 2800N Hub=20mm m. Notstellfunkt.	CG	1420,00	N4564
SKB62/MO	S55195-A127	Ventilstellantrieb E-HYDR 2800N Hub=20mm m. Notst. Modbus-RTU	CG	1470,00	N4564
SKB62UA	BPZ:SKB62UA	Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 2800N Hub=20mm Nots-tellf./Hubbegr.	CG	1700,00	N4564
SKB82.50	BPZ:SKB82.50	Ventilstellantr. E-HYDR AC24V 3-Pkt 2800N Hub=20mm	CG	1090,00	N4564
SKB82.51	BPZ:SKB82.51	Ventilstellantr. E-HYDR AC24V 3-Pkt 2800N Hub=20mm m. Notstellfunktion	CG	1310,00	N4564
SKC32.60	BPZ:SKC32.60	Ventilstellantr. E-HYDR 230V 3-Pkt 2800N Hub=40mm	CG	1210,00	N4566
SKC32.61	BPZ:SKC32.61	Ventilstellantr. E-HYDR 230V 3-Pkt 2800N Hub=40mm m. Notstellfunkt.	CG	1430,00	N4566

Neues Produkt

47

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
SKC60	BPZ:SKC60	Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 2800N Hub=40mm	CG	1320,00	N4566
SKC62	BPZ:SKC62	Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 2800N Hub=40mm m. Notstellfunk.	CG	1530,00	N4566
SKC62/MO	S55195-A128	Ventilstellantrieb E-HYDR 2800N Hub=40mm m. Notst. Modbus-RTU	CG	1580,00	N4566
SKC62UA	BPZ:SKC62UA	Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 2800N Hub=40mm Nots-tellf./Hubbegr.	CG	1850,00	N4566
SKC82.60	BPZ:SKC82.60	Ventilstellantr. E-HYDR AC24V 3-Pkt 2800N Hub=40mm	CG	1210,00	N4566
SKC82.61	BPZ:SKC82.61	Ventilstellantr. E-HYDR AC24V 3-Pkt 2800N Hub=40mm m. Notstellfunktion	CG	1430,00	N4566
SKD32.21	BPZ:SKD32.21	Ventilstellantr. E-HYDR 230V 3-Pkt 1000N Hub=20mm m. Nots-tellfunktion	CG	833,00	N4561
SKD32.50	BPZ:SKD32.50	Ventilstellantr. E-HYDR 230V 3-Pkt 1000N Hub=20mm	CG	639,00	N4561
SKD32.51	BPZ:SKD32.51	Ventilstellantr. E-HYDR 230V 3-Pkt 1000N Hub=20mm m. Nots-tellfunk.	CG	794,00	N4561
SKD60	BPZ:SKD60	Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 1000N Hub=20mm	CG	687,00	N4561
SKD62	BPZ:SKD62	Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 1000N Hub=20mm m. Notstellfunk.	CG	837,00	N4561
SKD62/MO	S55195-A129	Ventilstellantrieb E-HYDR 1000N Hub=20mm m. Notst. Modbus-RTU	CG	902,00	N4561
SKD62UA	BPZ:SKD62UA	Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 1000N Hub=20mm Nots-tellf./Hubbegr.	CG	1010,00	N4561
SKD82.50	BPZ:SKD82.50	Ventilstellantr. E-HYDR AC24V 3-Pkt 1000N Hub=20mm	CG	639,00	N4561
SKD82.51	BPZ:SKD82.51	Ventilstellantr. E-HYDR AC24V 3-Pkt 1000N Hub=20mm m. Notstellfunktion	CG	794,00	N4561
SQL36E110	BPZ:SQL36E110	Stellantrieb Motor AC230V 3-Pkt 400Nm für Drosselklappen VKF46..	CG	2570,00	N4505
SQL36E160	BPZ:SQL36E160	Stellantrieb Motor AC230V 3-Pkt 1200Nm für Drosselklappen VKF46..	CG	8540,00	N4505
SQL36E50F04	BPZ:SQL36E50F04	Stellantrieb Motor AC230V 3-Pkt 40Nm für Drosselklappen VKF46..	CG	1140,00	N4505
SQL36E50F05	BPZ:SQL36E50F05	Stellantrieb Motor AC230V 3-Pkt 40Nm für Drosselklappen VKF46..	CG	1140,00	N4505
SQL36E65	BPZ:SQL36E65	Stellantrieb Motor AC230V 3-Pkt 100Nm für Drosselklappen VKF46..	CG	1450,00	N4505
SQV91P30	S55150-A130	Stellantrieb f. Kombiventile VPF43..,VPF53..	CG	1100,00	N4833
SQV91P40	S55150-A131	Stellantrieb f. Kombiventile VPF43..,VPF53..	CG	1100,00	N4833
SSA118.09HKN	S55180-A111	Stellantrieb 100N f. Kleinventile KNX (S-Mode,PL-Link) 130s 6,5mm	CM	213,00	A6V11858280
SSA131.00	S55180-A106	Stellantrieb 100N f. Kleinventile 24VAC 3-Pkt. 175s 6,5mm	CG	83,80	A6V11858276
SSA151.05HF	S55180-A110	Stellantrieb 100N f. Kleinventile 24VAC 4..20mA 65s 6,5mm	CG	135,00	A6V11858278
SSA161.05	S55180-A107	Stellantrieb 100N f. Kleinventile 24VAC 0..10V 65s 6,5mm	CG	115,00	A6V11858276
SSA161.05HF	S55180-A108	Stellantrieb 100N f. Kleinventile 24VAC 0..10V 65s 6,5mm	CG	134,00	A6V11858278
SSA161E.05HF	S55180-A109	Stellantrieb 100N f. Kleinventile 24VAC 0..10V 65s 6,5mm gleichpr.	CG	135,00	A6V11858278
SSA31.04	BPZ:SSA31.04	Stellantrieb f. Zonen- u. Kleinventile V.I46.. 230V 3-Pkt. 43s	CG	118,00	N4860
SSA31.1	BPZ:SSA31.1	Stellantrieb f. Radiator- u.Kombiventile 230V 3-Pkt. 150s m.Hilfssch.	CG	169,00	N4893
SSA331.00	S55180-A105	Stellantrieb 100N f. Kleinventile 230VAC 3-Pkt. 175s 6,5mm	CG	96,80	A6V11858276
SSA81.1	BPZ:SSA81.1	Stellantrieb f.Radiator- u.Kombiventile 24V 3-Pkt. 150s Hilfs-schalter	CG	177,00	N4893
SSA911.01TH	S55181-A101	Funk-Heizkörper-Regelantrieb für RDS110.R	CD	110,00	A6V11739247

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
SSA955	BPZ:SSA955	Heizkörper-Regelantrieb KNX-Funk	CD	158,00	N2700
SSB31	BPZ:SSB31	Stellantrieb f. Kleinventile 230V 3-Pkt. 150s	CG	128,00	N4891
SSB31.1	BPZ:SSB31.1	Stellantrieb f. Kleinventile 230V 3-Pkt. 150s m. Hlfssch.	CG	181,00	N4891
SSB61	BPZ:SSB61	Stellantrieb f. Kleinventile 24V DC0..10V 75s	CG	163,00	N4891
SSB81	BPZ:SSB81	Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt. 150s	CG	111,00	N4891
SSB81.1	BPZ:SSB81.1	Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt. 150s m. Hilfsschalter	CG	172,00	N4891
SSC31	BPZ:SSC31	Stellantrieb f. Kleinventile 230V 3-Pkt. 150s	CG	173,00	N4895
SSC61	BPZ:SSC61	Stellantrieb f. Kleinventile 24V DC0..10V 30s	CG	244,00	N4895
SSC61.5	BPZ:SSC61.5	Stellantrieb f. Kleinventile 24V DC0..10V 30s Notstellfunktion	CG	393,00	N4895
SSC81	BPZ:SSC81	Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt. 150s	CG	162,00	N4895
SSP31	BPZ:SSP31	Stellantrieb f. Kleinventile 230V 3-Pkt. 150s	CG	128,00	N4864
SSP61	BPZ:SSP61	Stellantrieb f. Kleinventile 24V DC0..10V 34s	CG	163,00	N4864
SSP81	BPZ:SSP81	Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt. 150s	CG	112,00	N4864
SSP81.04	BPZ:SSP81.04	Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt. 150s	CG	118,00	N4864
STA23	S55174-A101	Ventilstellantr.el.therm AC 230V 2-Pkt Hub=max.4,5mm, Kabel 1m.	CG	41,20	N4884
STA23/00	S55174-A110	Ventilstellantr.el.therm AC 230V 2-Pkt Hub=max.4,5mm,ohne A.Kabel	CG	36,40	N4884
STA63	S55174-A104	Ventilstellantr.el.therm AC 24V 0-10V Hub=3 / 4,5 mm, Kabel 2m	CG	97,40	N4884
STA73	S55174-A100	Ventilstellantr.el.therm AC/DC 24V 2-Pkt Hub=max.4,5mm, Kabel 1m.	CG	42,00	N4884
STA73/00	S55174-A109	Ventilstellantr.el.therm AC/DC 24V 2-Pkt Hub=max.4,5mm,ohne A.Kabel	CG	37,10	N4884
STA73PR/00	S55174-A115	Ventilstellantr.el.therm AC/DC 24V 2-Pkt Hub=max.4,5mm,ohne Kabel	CG	43,90	N4884
STP23	S55174-A103	Ventilstellantr.el.therm AC 230V 2-Pkt Hub=max.4,5mm, Kabel 1m	CG	48,20	N4884
STP23/00	S55174-A112	Ventilstellantr.el.therm AC 230V 2-Pkt, Hub=max.4,5mm,ohne Kabel	CG	43,10	N4884
STP63	S55174-A105	Ventilstellantr.el.therm AC 24V 0-10V Hub=3 / 4,5mm, Kabel 2m	CG	101,00	N4884
STP73	S55174-A102	Ventilstellantr.el.therm AC/DC 24V 2-Pkt Hub=max.4,5mm, Kabel 1m	CG	48,20	N4884
STP73/00	S55174-A111	Ventilstellantr.el.therm AC/DC 24V 2-Pkt Hub=max.4,5mm,ohne Kabel	CG	43,10	N4884
STP73PR/00	S55174-A116	Ventilstellantr.el.therm AC/DC 24V 2-Pkt Hub=max.4,5mm,ohne Kabel	CG	47,00	N4884
SUA21/3	S55176-A104	Stellantrieb AC 230V,ON/OFF o. Rückstellfeder (SPST)	CG	27,80	A6V10446174
SUA21/3P	S55176-A105	Stellantrieb AC 230V, 2. Pkt.(SPST), 10s, 2,5mm, 100Nm	CG	40,40	A6V11780780
SUE21P	S55176-A106	Stellantrieb AC 230V, 2. Pkt.(SPST), 12s, 5mm, 100Nm	CG	39,50	A6V11780777
TKM2	BPZ:TKM2	Feuerschutzthermost. 200mm 20-110°C Schaltdifferenz 2K-fest	CE	310,00	N1291
TRG2	BPZ:TRG2	Raumthermostat 1-stufig -5..50°C Schaltdifferenz 0,7..6K	CE	238,00	N1329
TRG22	BPZ:TRG22	Raumthermostat 2-stufig -5..50°C Schalt -diff. 2K-fest, -abst.2..12K	CE	448,00	N1329
UA1T	BPZ:UA1T	Verstärker für 4 thermische Antriebe 24V	CA	93,00	N3591
UH50-A05-M3A	AT6:UH50-A05-M3A	Ultraschallwärmezähler 0,6m3/h MID Kl.3 110mm G3/4 PN16 Fl. 27,5mm	CK	341,00	UH106-000
UH50-A07-M3A	AT6:UH50-A07-M3A	Ultraschallwärmezähler 0,6m3/h MID Kl.3 190mm G1 PN16 Fl.27,5mm,5mm	CK	353,00	UH106-000

**Neues Produkt**

49

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
UH50-A08-M3A	AT6:UH50-A08-M3A	Ultraschallwärmezähler 0,6m³/h MID Kl.3 190mm DN20 PN25 Fl. 100mm	CK	479,00	UH106-000
UH50-A21-M3A	AT6:UH50-A21-M3A	Ultraschallwärmezähler 1,5m³/h MID Kl.3 110mm G3/4 PN16 Fl. 27,5mm	CK	341,00	UH106-000
UH50-A23-M3A	AT6:UH50-A23-M3A	Ultraschallwärmezähler 1,5m³/h MID Kl.3 190mm G1 PN16 Fl. 27,5mm	CK	353,00	UH106-000
UH50-A24-M3A	AT6:UH50-A24-M3A	Ultraschallwärmezähler 1,5m³/h MID Kl.3 190mm DN20 PN25 Fl. 100mm	CK	479,00	UH106-000
UH50-A38-M3A	AT6:UH50-A38-M3A	Ultraschallwärmezähler 2,5m³/h MID Kl.3 190mm G1 PN16 Fl. 27,5mm	CK	354,00	UH106-000
UH50-A39-M3A	AT6:UH50-A39-M3A	Ultraschallwärmezähler 2,5m³/h MID Kl.3 190mm DN20 PN25 Fl. 100mm	CK	479,00	UH106-000
UH50-A45-M3A	AT6:UH50-A45-M3A	Ultraschallwärmezähler 3,5m³/h MID Kl.3 260mm G1-1/4 PN16 Fl. 100mm	CK	620,00	UH106-000
UH50-A46-M3A	AT6:UH50-A46-M3A	Ultraschallwärmezähler 3,5m³/h MID Kl.3 260mm DN25 PN25 Fl. 100mm	CK	703,00	UH106-000
UH50-A50-M3A	AT6:UH50-A50-M3A	Ultraschallwärmezähler 6m³/h MID Kl.3 260mm G1-1/4 PN16 Fl. 100mm	CK	736,00	UH106-000
UH50-A52-M3A	AT6:UH50-A52-M3A	Ultraschallwärmezähler 6m³/h MID Kl.3 260mm DN25 PN25 Fl. 100mm	CK	813,00	UH106-000
UH50-A61-M3A	AT6:UH50-A61-M3A	Ultraschallwärmezähler 10m³/h Begl 300mm DN40 PN25 Fl. 100mm	CK	1160,00	UH106-000
UH50-A65-M3B	AT6:UH50-A65-M3B	Ultraschallwärmezähler 15m³/h MID Kl.3 270mm DN50 PN25 Fl. 100mm	CK	1410,00	UH106-000
UH50-A70-M3B	AT6:UH50-A70-M3B	Ultraschallwärmezähler 25m³/h MID Kl.3 300mm DN65 PN25 Fl. 100mm	CK	1680,00	UH106-000
UH50-A74-M3B	AT6:UH50-A74-M3B	Ultraschallwärmezähler 40m³/h MID Kl.3 300mm DN80 PN25 Fl. 150mm	CK	1690,00	UH106-000
UH50-A82-M3B	AT6:UH50-A82-M3B	Ultraschallwärmezähler 60m³/h MID Kl.3 360mm DN100 PN16 Fl. 150mm	CK	2120,00	UH106-000
UH50-A83-M3B	AT6:UH50-A83-M3B	Ultraschallwärmezähler 60m³/h MID Kl.3 360mm DN100 PN25 Fl. 150mm	CK	2150,00	UH106-000
UH50-C05-M3A	AT6:UH50-C05-M3A	Ultraschall Kombizähler 0,6m³/h 110mm G3/4 Fl.27,5mm; AT-Kälte geeicht	CK	586,00	UH106-000
UH50-C07-M3A	AT6:UH50-C07-M3A	Ultraschall Kombizähler 0,6m³/h 190mm G1 Fl.27,5mm; AT-Kälte geeicht	CK	599,00	UH106-000
UH50-C08-M3A	AT6:UH50-C08-M3A	Ultraschall Kombizähler 0,6m³/h 190mm DN20 Fl.100mm; AT-Kälte geeicht	CK	724,00	UH106-000
UH50-C21-M3A	AT6:UH50-C21-M3A	Ultraschall Kombizähler 1,5m³/h 110mm G3/4 Fl.27,5mm; AT-Kälte geeicht	CK	586,00	UH106-000
UH50-C23-M3A	AT6:UH50-C23-M3A	Ultraschall Kombizähler 1,5m³/h 190mm G1 Fl.27,5mm; AT-Kälte geeicht	CK	599,00	UH106-000
UH50-C24-M3A	AT6:UH50-C24-M3A	Ultraschall Kombizähler 1,5m³/h 190mm DN20 Fl.100mm; AT-Kälte geeicht	CK	724,00	UH106-000
UH50-C38-M3A	AT6:UH50-C38-M3A	Ultraschall Kombizähler 2,5m³/h 190mm G1 Fl.27,5mm; AT-Kälte geeicht	CK	600,00	UH106-000
UH50-C39-M3A	AT6:UH50-C39-M3A	Ultraschall Kombizähler 2,5m³/h 190mm DN20 Fl.100mm; AT-Kälte geeicht	CK	724,00	UH106-000
UH50-C45-M3A	AT6:UH50-C45-M3A	Ultraschall Kombizähler 3,5m³/h 260mm G5/4 Fl.100mm; AT-Kälte geeicht	CK	864,00	UH106-000
UH50-C46-M3A	AT6:UH50-C46-M3A	Ultraschall Kombizähler 3,5m³/h 260mm DN25 Fl.100mm; AT-Kälte geeicht	CK	946,00	UH106-000
UH50-C50-M3A	AT6:UH50-C50-M3A	Ultraschall Kombizähler 6m³/h 260mm G5/4" Fl.100mm; AT-Kälte geeicht	CK	980,00	UH106-000
UH50-C52-M3A	AT6:UH50-C52-M3A	Ultraschall Kombizähler 6m³/h 260mm DN25 Fl.100mm; AT-Kälte geeicht	CK	1060,00	UH106-000

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
UH50-C61-M3A	AT6:UH50-C61-M3A	Ultraschall Kombizähler 10m³/h 300mm DN40 Fl.100mm; AT-Kälte geeicht	CK	1400,00	UH106-000
UH50-C65-M3B	AT6:UH50-C65-M3B	Ultraschall Kombizähler 15m³/h 270mm DN50 Fl.100mm; AT-Kälte geeicht	CK	1720,00	UH106-000
UH50-C70-M3B	AT6:UH50-C70-M3B	Ultraschall Kombizähler 25m³/h 300mm DN65 Fl.100mm; AT-Kälte geeicht	CK	2070,00	UH106-000
UH50-C74-M3B	AT6:UH50-C74-M3B	Ultraschall Kombizähler 40m³/h 300mm DN80 Fl.150mm; AT-Kälte geeicht	CK	2080,00	UH106-000
UH50-C82-M3B	AT6:UH50-C82-M3B	Ultraschall Kombizähler 60m³/h 360mm DN100 Fl.150mm; AT-Kälte geeicht	CK	2520,00	UH106-000
UH50-C83-M3B	AT6:UH50-C83-M3B	Ultraschall Kombizähler 60m³/h 360mm DN100 Fl.150mm; AT-Kälte geeicht	CK	2540,00	UH106-000
UH50-G05-CLA	AT6:UH50-G05-CLA	Ultraschall Kältezähler 0,6m³/h 110mm G3/4 Fl.27,5mm; inkl. Eichung	CK	380,00	UH106-000
UH50-G07-CLA	AT6:UH50-G07-CLA	Ultraschall Kältezähler 0,6m³/h 190mm G1" Fl.27,5mm; inkl. Eichung	CK	393,00	UH106-000
UH50-G08-CLA	AT6:UH50-G08-CLA	Ultraschall Kältezähler 0,6m³/h 190mm DN20 Fl.100mm; inkl. Eichung	CK	518,00	UH106-000
UH50-G21-CLA	AT6:UH50-G21-CLA	Ultraschall Kältezähler 1,5m³/h 110mm G3/4 Fl.27,5mm; inkl. Eichung	CK	380,00	UH106-000
UH50-G23-CLA	AT6:UH50-G23-CLA	Ultraschall Kältezähler 1,5m³/h 190mm G1 Fl.27,5mm; inkl. Eichung	CK	393,00	UH106-000
UH50-G24-CLA	AT6:UH50-G24-CLA	Ultraschall Kältezähler 1,5m³/h 190mm DN20 Fl.100mm; inkl. Eichung	CK	518,00	UH106-000
UH50-G38-CLA	AT6:UH50-G38-CLA	Ultraschall Kältezähler 2,5m³/h 190mm G1 Fl.27,5mm; inkl. Eichung	CK	394,00	UH106-000
UH50-G39-CLA	AT6:UH50-G39-CLA	Ultraschall Kältezähler 2,5m³/h 190mm DN20 Fl.100mm; inkl. Eichung	CK	518,00	UH106-000
UH50-G45-CLA	AT6:UH50-G45-CLA	Ultraschall Kältezähler 3,5m³/h 260mm G5/4 Fl.100mm; inkl. Eichung	CK	658,00	UH106-000
UH50-G46-CLA	AT6:UH50-G46-CLA	Ultraschall Kältezähler 3,5m³/h 260mm DN25 Fl.100mm; inkl. Eichung	CK	740,00	UH106-000
UH50-G50-CLA	AT6:UH50-G50-CLA	Ultraschall Kältezähler 6m³/h 260mm G5/4 Fl.100mm; inkl. Eichung	CK	774,00	UH106-000
UH50-G52-CLA	AT6:UH50-G52-CLA	Ultraschall Kältezähler 6m³/h 260mm DN25 Fl.100mm; inkl. Eichung	CK	851,00	UH106-000
UH50-G61-CLA	AT6:UH50-G61-CLA	Ultraschall Kältezähler 10m³/h 300mm DN40 Fl.100mm; inkl. Eichung	CK	1210,00	UH106-000
UH50-G65-CLB	AT6:UH50-G65-CLB	Ultraschall Kältezähler 15m³/h 270mm DN50 Fl.100mm; inkl. Eichung	CK	1450,00	UH106-000
UH50-G70-CLB	AT6:UH50-G70-CLB	Ultraschall Kältezähler 25m³/h 300mm DN65 Fl.100mm; inkl. Eichung	CK	1720,00	UH106-000
UH50-G74-CLB	AT6:UH50-G74-CLB	Ultraschall Kältezähler 40m³/h 300mm DN80 Fl.150mm; inkl. Eichung	CK	1730,00	UH106-000
UH50-G82-CLB	AT6:UH50-G82-CLB	Ultraschall Kältezähler 60m³/h 360mm DN100 Fl.150mm; inkl. Eichung	CK	2160,00	UH106-000
UH50-G83-CLB	AT6:UH50-G83-CLB	Ultraschall Kältezähler 60m³/h 360mm DN100 Fl.150mm; inkl. Eichung	CK	2180,00	UH106-000
VAG60.15-9	S55230-V130	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN15 kvs=9 mit Ausseng. G 1 B"	CG	67,40	N4214
VAG60.20-17	S55230-V131	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN20 kvs=17 mit Ausseng. G 1 1/4 B"	CG	75,30	N4214
VAG60.25-22	S55230-V132	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN25 kvs=22 mit Ausseng. G 1 1/2 B"	CG	98,20	N4214
VAG60.32-35	S55230-V133	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN32 kvs=35 mit Ausseng. G 2 B"	CG	139,00	N4214

**Neues Produkt**

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VAG60.40-68	S55230-V134	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN40 kvs=68 mit Ausseng. G 2 1/4 B"	CG	169,00	N4214
VAG60.50-96	S55230-V135	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN50 kvs=96 mit Ausseng. G 2 3/4 B"	CG	232,00	N4214
VAG61.15-1	S55230-V100	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=1 mit Außengewinde G 1 B"	CG	71,40	N4212
VAG61.15-1.6	S55230-V101	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=1,6 mit Außengewinde G 1 B"	CG	71,40	N4212
VAG61.15-2.5	S55230-V102	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=2,5 mit Außengewinde G 1 B"	CG	71,40	N4212
VAG61.15-4	S55230-V103	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=4 mit Außengewinde G 1 B"	CG	71,40	N4212
VAG61.15-6.3	S55230-V104	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=6,3 mit Außengewinde G 1 B"	CG	71,40	N4212
VAG61.20-10	S55230-V107	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN20 kvs=10 mit Außengewinde G 1 1/4 B"	CG	81,30	N4212
VAG61.20-4	S55230-V105	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN20 kvs=4 mit Außengewinde G 1 1/4 B"	CG	81,30	N4212
VAG61.20-6.3	S55230-V106	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN20 kvs=6,3 mit Außengewinde G 1 1/4 B"	CG	81,30	N4212
VAG61.25-10	S55230-V109	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN25 kvs=10 mit Außengewinde G 1 1/2 B"	CG	106,00	N4212
VAG61.25-16	S55230-V110	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN25 kvs=16 mit Außengewinde G 1 1/2 B"	CG	106,00	N4212
VAG61.25-6.3	S55230-V108	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN25 kvs=6,3 mit Außengewinde G 1 1/2 B"	CG	106,00	N4212
VAG61.32-10	S55230-V111	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN32 kvs=10 mit Außengewinde G 2 B"	CG	148,00	N4212
VAG61.32-16	S55230-V112	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=16 mit Außengewinde G 1 B"	CG	148,00	N4212
VAG61.32-25	S55230-V113	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN32 kvs=25 mit Außengewinde G 2 B"	CG	148,00	N4212
VAG61.40-16	S55230-V114	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN40 kvs=16 mit Außengewinde G 2 1/4 B"	CG	177,00	N4212
VAG61.40-25	S55230-V115	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN40 kvs=25 mit Außengewinde G 2 1/4 B"	CG	177,00	N4212
VAG61.40-40	S55230-V116	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN40 kvs=40 mit Außengewinde G 2 1/4 B"	CG	177,00	N4212
VAG61.50-25	S55230-V117	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN50 kvs=25 mit Außengewinde G 2 3/4 B"	CG	240,00	N4212
VAG61.50-40	S55230-V118	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN50 kvs=40 mit Außengewinde G 2 3/4 B"	CG	240,00	N4212
VAG61.50-63	S55230-V119	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN50 kvs=63 mit Außengewinde G 2 3/4 B"	CG	240,00	N4212
VAI60.15-15	BPZ:VAI60.15-15	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN15 kvs=15 mit Inneng. Rp 1/2"	CG	42,10	N4213
VAI60.20-22	BPZ:VAI60.20-22	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN20 kvs=22 mit Inneng. Rp 3/4"	CG	51,70	N4213
VAI60.25-22	BPZ:VAI60.25-22	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN25 kvs=22 mit Inneng. Rp 1"	CG	60,50	N4213
VAI60.32-35	BPZ:VAI60.32-35	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN32 kvs=35 mit Inneng. Rp 5/4"	CG	90,40	N4213
VAI60.40-68	BPZ:VAI60.40-68	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN40 kvs=68 mit Inneng. Rp 6/4"	CG	108,00	N4213
VAI60.50-96	BPZ:VAI60.50-96	Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 DN50 kvs=96 mit Inneng. Rp 2"	CG	175,00	N4213
VAI61.15-1	BPZ:VAI61.15-1	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=1 mit IG Rp 1/2"	CG	60,50	N4211

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VAI61.15-1.6	BPZ:VAI61.15-1.6	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=1.6 mit IG Rp 1/2"	CG	60,50	N4211
VAI61.15-10	BPZ:VAI61.15-10	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=10 mit IG Rp 1/2"	CG	60,50	N4211
VAI61.15-2.5	BPZ:VAI61.15-2.5	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=2.5 mit IG Rp 1/2"	CG	60,50	N4211
VAI61.15-4	BPZ:VAI61.15-4	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=4 mit IG Rp 1/2"	CG	60,50	N4211
VAI61.15-6.3	BPZ:VAI61.15-6.3	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN15 kvs=6.3 mit IG Rp 1/2"	CG	60,50	N4211
VAI61.20-10	BPZ:VAI61.20-10	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN20 kvs=10 mit IG Rp 3/4"	CG	70,70	N4211
VAI61.20-4	BPZ:VAI61.20-4	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN20 kvs=4 mit IG Rp 3/4"	CG	70,70	N4211
VAI61.20-6.3	BPZ:VAI61.20-6.3	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN20 kvs=6.3 mit IG Rp 3/4"	CG	70,70	N4211
VAI61.25-10	BPZ:VAI61.25-10	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN25 kvs=10 mit IG Rp 1"	CG	87,00	N4211
VAI61.25-16	BPZ:VAI61.25-16	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN25 kvs=16 mit IG Rp 1"	CG	87,00	N4211
VAI61.25-6.3	BPZ:VAI61.25-6.3	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN25 kvs=6.3 mit IG Rp 1"	CG	87,00	N4211
VAI61.32-10	BPZ:VAI61.32-10	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN32 kvs=10 mit IG Rp 5/4"	CG	125,00	N4211
VAI61.32-16	BPZ:VAI61.32-16	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN32 kvs=16 mit IG Rp 5/4"	CG	125,00	N4211
VAI61.32-25	BPZ:VAI61.32-25	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN32 kvs=25 mit IG Rp 5/4"	CG	125,00	N4211
VAI61.40-16	BPZ:VAI61.40-16	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN40 kvs=16 mit IG Rp 6/4"	CG	149,00	N4211
VAI61.40-25	BPZ:VAI61.40-25	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN40 kvs=25 mit IG Rp 6/4"	CG	149,00	N4211
VAI61.40-40	BPZ:VAI61.40-40	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN40 kvs=40 mit IG Rp 6/4"	CG	149,00	N4211
VAI61.50-25	BPZ:VAI61.50-25	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN50 kvs=25 mit IG Rp 2"	CG	194,00	N4211
VAI61.50-40	BPZ:VAI61.50-40	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN50 kvs=40 mit IG Rp 2"	CG	194,00	N4211
VAI61.50-63	BPZ:VAI61.50-63	Durchgang-Regelkugelhahn PN40 DN50 kvs=63 mit IG Rp 2"	CG	194,00	N4211
VBF21.100	BPZ:VBF21.100	Dreiweghahn PN6 DN100 kvs=160 Grauguss geflanscht	CG	608,00	N4241
VBF21.125	BPZ:VBF21.125	Dreiweghahn PN6 DN125 kvs=550 Grauguss geflanscht	CG	1170,00	N4241
VBF21.150	BPZ:VBF21.150	Dreiweghahn PN6 DN150 kvs=820 Grauguss geflanscht	CG	1550,00	N4241
VBF21.40	BPZ:VBF21.40	Dreiweghahn PN6 DN40 kvs=25 Grauguss geflanscht	CG	184,00	N4241
VBF21.50	BPZ:VBF21.50	Dreiweghahn PN6 DN50 kvs=40 Grauguss geflanscht	CG	250,00	N4241
VBF21.65	BPZ:VBF21.65	Dreiweghahn PN6 DN65 kvs=63 Grauguss geflanscht	CG	318,00	N4241
VBF21.80	BPZ:VBF21.80	Dreiweghahn PN6 DN80 kvs=100 Grauguss geflanscht	CG	413,00	N4241
VBG60.15-8T	S55230-V136	Dreiwegkugelhahn(T),PN40,DN15,Kvs=8, Aussengewinde G 1 B"	CG	133,00	N4214
VBG60.20-13T	S55230-V137	Dreiwegkugelhahn(T),PN40,DN20,Kvs=13, Aussengewinde G 1 1/4B"	CG	155,00	N4214
VBG60.20-8L	S55230-V202	Dreiwegkugelhahn(L),PN40,DN20,Kvs=8, Aussengewinde G 1 1/4B"	CG	114,00	N4214
VBG60.25-13T	S55230-V138	Dreiwegkugelhahn(T),PN40,DN25,Kvs=13, Aussengewinde G 1 1/2 B"	CG	195,00	N4214
VBG60.32-25T	S55230-V139	Dreiwegkugelhahn(T),PN40,DN32,Kvs=25, Aussengewinde G 2 B"	CG	280,00	N4214
VBG60.40-49T	S55230-V140	Dreiwegkugelhahn(T),PN40,DN40,Kvs=49, Aussengewinde G 2 1/4B"	CG	322,00	N4214
VBG60.50-73T	S55230-V141	Dreiwegkugelhahn(T),PN40,DN50,Kvs=73, Aussengewinde G 2 3/4B"	CG	413,00	N4214
VBG61.15-1.6	S55230-V120	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN15 Kvs=1,6 mit Aussengewinde G 1 B"	CG	141,00	N4212
VBG61.15-2.5	S55230-V121	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN15 Kvs=2,5 mit Aussengewinde G 1 B"	CG	141,00	N4212
VBG61.15-4	S55230-V122	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN15 Kvs=4 mit Aussengewinde G 1 B"	CG	141,00	N4212
VBG61.15-6.3	S55230-V123	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN15 Kvs=6,3 mit Aussengewinde G 1 B"	CG	141,00	N4212

**Neues Produkt**

53

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VBG61.20-4	S55230-V124	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN20 Kvs=4 mit Aussengewinde G 1 1/4 B"	CG	162,00	N4212
VBG61.20-6.3	S55230-V125	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN20 Kvs=6,3 mit Aussengewinde G 1 1/4 B"	CG	162,00	N4212
VBG61.25-10	S55230-V126	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN25 Kvs=10 mit Aussengewinde G 1 1/2 B"	CG	202,00	N4212
VBG61.32-16	S55230-V127	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN32 Kvs=16 mit Aussengewinde G 2 B"	CG	290,00	N4212
VBG61.40-25	S55230-V128	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN40 Kvs=25 mit Aussengewinde G 2 1/4 B"	CG	333,00	N4212
VBG61.50-40	S55230-V129	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN50 Kvs=40 mit Aussengewinde G 2 3/4 B"	CG	420,00	N4212
VBI60.15-12T	BPZ:VBI60.15-12T	Dreiwegkugelhahn(T),PN40, DN15, Kvs=12, Innengewinde Rp 1/2"	CG	76,70	N4213
VBI60.15-5L	BPZ:VBI60.15-5L	Dreiwegkugelhahn(L),PN40, DN15, Kvs=5, Innengewinde Rp 1/2"	CG	65,40	N4213
VBI60.20-16T	BPZ:VBI60.20-16T	Dreiwegkugelhahn(T),PN40, DN20, Kvs=16, Innengewinde Rp 3/4"	CG	87,10	N4213
VBI60.20-9L	BPZ:VBI60.20-9L	Dreiwegkugelhahn(L),PN40, DN20, Kvs=9, Innengewinde Rp 3/4"	CG	76,70	N4213
VBI60.25-16T	BPZ:VBI60.25-16T	Dreiwegkugelhahn(T),PN40, DN25, Kvs=16, Innengewinde Rp 1"	CG	109,00	N4213
VBI60.25-9L	BPZ:VBI60.25-9L	Dreiwegkugelhahn(L),PN40, DN25, Kvs=9, Innengewinde Rp 1"	CG	94,90	N4213
VBI60.32-13L	BPZ:VBI60.32-13L	Dreiwegkugelhahn(L),PN40, DN32, Kvs=13, Innengewinde Rp 5/4"	CG	136,00	N4213
VBI60.32-25T	BPZ:VBI60.32-25T	Dreiwegkugelhahn(T),PN40, DN32, Kvs=25, Innengewinde Rp 5/4"	CG	157,00	N4213
VBI60.40-25L	BPZ:VBI60.40-25L	Dreiwegkugelhahn(L),PN40, DN40, Kvs=25, Innengewinde Rp 6/4"	CG	217,00	N4213
VBI60.40-49T	BPZ:VBI60.40-49T	Dreiwegkugelhahn(T),PN40, DN40, Kvs=49, Innengewinde Rp 6/4"	CG	191,00	N4213
VBI60.50-37L	BPZ:VBI60.50-37L	Dreiwegkugelhahn(L),PN40, DN50, Kvs=37, Innengewinde Rp 2"	CG	283,00	N4213
VBI60.50-73T	BPZ:VBI60.50-73T	Dreiwegkugelhahn(T),PN40, DN50, Kvs=73, Innengewinde Rp 2"	CG	233,00	N4213
VBI61.15-1.6	BPZ:VBI61.15-1.6	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN15 Kvs=1,6 mit IG Rp 1/2"	CG	106,00	N4211
VBI61.15-2.5	BPZ:VBI61.15-2.5	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN15 Kvs=2,5 mit IG Rp 1/2"	CG	106,00	N4211
VBI61.15-4	BPZ:VBI61.15-4	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN15 Kvs=4 mit IG Rp 1/2"	CG	106,00	N4211
VBI61.15-6.3	BPZ:VBI61.15-6.3	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN15 Kvs=6,3 mit IG Rp 1/2"	CG	106,00	N4211
VBI61.20-4	BPZ:VBI61.20-4	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN20 Kvs=4 mit IG Rp 3/4"	CG	121,00	N4211
VBI61.20-6.3	BPZ:VBI61.20-6.3	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN20 Kvs=6,3 mit IG Rp 3/4"	CG	121,00	N4211
VBI61.25-10	BPZ:VBI61.25-10	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN25 Kvs=10 mit IG Rp 1"	CG	153,00	N4211
VBI61.32-16	BPZ:VBI61.32-16	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN32 Kvs=16 mit IG Rp 5/4"	CG	214,00	N4211
VBI61.40-25	BPZ:VBI61.40-25	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN40 Kvs=25 mit IG Rp 6/4"	CG	292,00	N4211
VBI61.50-40	BPZ:VBI61.50-40	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN50 Kvs=40 mit IG Rp 2"	CG	418,00	N4211
VBI61.50-63	BPZ:VBI61.50-63	Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN50 Kvs=63 mit IG Rp 2"	CG	418,00	N4211
VD115CLC	BPZ:VD115CLC	Durchgangsventil DN 1/2" kv= 1.9 einstellbar DIN-Baureihe	CG	22,50	N2103
VD120CLC	BPZ:VD120CLC	Durchgangsventil DN 3/4" kv= 2.6 einstellbar DIN-Baureihe	CG	29,30	N2103
VD125CLC	BPZ:VD125CLC	Durchgangsventil DN 1" kv= 2.6 einstellbar DIN-Baureihe	CG	35,90	N2103
VDN110	BPZ:VDN110	Durchgangsventil DN 3/8" kv= 0.63 einstellbar DIN-Baureihe	CG	17,90	N2105
VDN115	BPZ:VDN115	Durchgangsventil DN 1/2" kv= 0.89 einstellbar DIN-Baureihe	CG	20,30	N2105
VDN120	BPZ:VDN120	Durchgangsventil DN 3/4" kv= 1,41 einstellbar DIN-Baureihe	CG	29,90	N2105
VDN210	BPZ:VDN210	Durchgangsventil 3/8" kv= 0,63 einstellbar kurze Bauform	CG	17,90	N2106
VDN215	BPZ:VDN215	Durchgangsventil 1/2"kv=0,89 einstellbar kurze Bauform	CG	20,30	N2106

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VDN220	BPZ:VDN220	Durchgangsventil 3/4" kv=1,41 einstellbar kurze Bauform	CG	29,90	N2106
VEN110	BPZ:VEN110	Eckventil DN 3/8" kv=0,63 einstellbar DIN-Baureihe	CG	17,90	N2105
VEN115	BPZ:VEN115	Eckventil DN 1/2" kv=0,89 einstellbar DIN-Baureihe	CG	20,30	N2105
VEN120	BPZ:VEN120	Eckventil DN 3/4" kv=1,41 einstellbar DIN-Baureihe	CG	29,90	N2105
VEN210	BPZ:VEN210	Eckventil 3/8" kv=0,63 einstellbar kurze Bauform	CG	17,90	N2106
VEN215	BPZ:VEN215	Eckventil 1/2" kv=0,89 einstellbar kurze Bauform	CG	20,30	N2106
VEN220	BPZ:VEN220	Eckventil 3/4" kv=1,41 einstellbar kurze Bauform	CG	29,90	N2106
VKF41.100	BPZ:VKF41.100	Drosselklappe PN16 DN100 kvs=760 f. Einbau zwischen Flanschen	CG	354,00	N4131
VKF41.125	BPZ:VKF41.125	Drosselklappe PN16 DN125 kvs=1000 f. Einbau zwischen Flanschen	CG	462,00	N4131
VKF41.150	BPZ:VKF41.150	Drosselklappe PN16 DN150 kvs=2100 f. Einbau zwischen Flanschen	CG	550,00	N4131
VKF41.200	BPZ:VKF41.200	Drosselklappe PN16 DN200 kvs=4000 f. Einbau zwischen Flanschen	CG	829,00	N4131
VKF41.40	BPZ:VKF41.40	Drosselklappe PN16 DN40 kvs=50 f. Einbau zwischen Flanschen	CG	229,00	N4131
VKF41.50	BPZ:VKF41.50	Drosselklappe PN16 DN50 kvs=80 f. Einbau zwischen Flanschen	CG	255,00	N4131
VKF41.65	BPZ:VKF41.65	Drosselklappe PN16 DN65 kvs=200 f. Einbau zwischen Flanschen	CG	275,00	N4131
VKF41.80	BPZ:VKF41.80	Drosselklappe PN16 DN80 kvs=400 f. Einbau zwischen Flanschen	CG	316,00	N4131
VKF46.100	BPZ:VKF46.100	Drosselklappe PN16 DN100 kvs=800 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	458,00	N4136
VKF46.125	BPZ:VKF46.125	Drosselklappe PN16 DN125 kvs=1010 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	544,00	N4136
VKF46.150	BPZ:VKF46.150	Drosselklappe PN16 DN150 kvs=2100 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	741,00	N4136
VKF46.200	BPZ:VKF46.200	Drosselklappe PN16 DN200 kvs=4000 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	1030,00	N4136
VKF46.250	BPZ:VKF46.250	Drosselklappe PN16 DN250 kvs=6400 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	1250,00	N4136
VKF46.300	BPZ:VKF46.300	Drosselklappe PN16 DN300 kvs=8500 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	1870,00	N4136
VKF46.350	BPZ:VKF46.350	Drosselklappe PN16 DN350 kvs=11500 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	3080,00	N4136
VKF46.40	BPZ:VKF46.40	Drosselklappe PN16 DN40 kvs=50 f. Einb..zw. Flansch. luftdicht	CG	330,00	N4136
VKF46.400	BPZ:VKF46.400	Drosselklappe PN16 DN400 kvs=14500 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	4010,00	N4136
VKF46.450	BPZ:VKF46.450	Drosselklappe PN16 DN450 kvs=20500 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	7240,00	N4136
VKF46.50	BPZ:VKF46.50	Drosselklappe PN16 DN50 kvs=85 f. Einb..zw. Flansch. luftdicht	CG	349,00	N4136
VKF46.500	BPZ:VKF46.500	Drosselklappe PN16 DN500 kvs=21000 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	7620,00	N4136
VKF46.600	BPZ:VKF46.600	Drosselklappe PN16 DN600 kvs=29300 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	13200,00	N4136
VKF46.65	BPZ:VKF46.65	Drosselklappe PN16 DN65 kvs=215 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	404,00	N4136
VKF46.80	BPZ:VKF46.80	Drosselklappe PN16 DN80 kvs=420 f. Einb. zw. Flansch. luftdicht	CG	424,00	N4136
VMP45.10-0.25	BPZ:VMP45.10-0.25	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,25 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	80,20	N4845
VMP45.10-0.4	BPZ:VMP45.10-0.4	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,4 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	81,90	N4845

**Neues Produkt**

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VMP45.10-0.63	BPZ:VMP45.10-0.63	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,63 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	80,20	N4845
VMP45.10-1	BPZ:VMP45.10-1	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=1 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	80,20	N4845
VMP45.10-1.6	BPZ:VMP45.10-1.6	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=1,6 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	80,20	N4845
VMP45.15-2.5	BPZ:VMP45.15-2.5	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	100,00	N4845
VMP45.20-4	BPZ:VMP45.20-4	Dreiwegventil PN16 DN20 kvs=4 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	123,00	N4845
VMP47.10-0.25	BPZ:VMP47.10-0.25	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,25 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	64,80	N4847
VMP47.10-0.4	BPZ:VMP47.10-0.4	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,4 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	63,40	N4847
VMP47.10-0.63	BPZ:VMP47.10-0.63	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,63 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	63,40	N4847
VMP47.10-1	BPZ:VMP47.10-1	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=1 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	63,40	N4847
VMP47.10-1.6	BPZ:VMP47.10-1.6	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=1,6 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	63,40	N4847
VMP47.15-2.5	BPZ:VMP47.15-2.5	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Rotguss geschraubt 4 Anschlüsse	CG	78,10	N4847
VPF43.125F110	S55266-V108	Kombiventil m.dp.Regler 18,5-100m³/h,PN16,DN125	CG	5880,00	N4315
VPF43.125F135	S55266-V109	Kombiventil m.dp.Regler 23-135m³/h,PN16,DN125	CG	5880,00	N4315
VPF43.150F160	S55266-V110	Kombiventil m.dp.Regler 25,6-148m³/h,PN16,DN150	CG	6250,00	N4315
VPF43.150F200	S55266-V111	Kombiventil m.dp.Regler 32-195m³/h,PN16,DN150	CG	6250,00	N4315
VPF43.200F210	S55266-V148	Kombiventil m.dp.Regler 95-210m³/h,PN16,DN200	CG	12300,00	N4315
VPF43.200F280	S55266-V149	Kombiventil m.dp.Regler 130-280m³/h,PN16,DN200	CG	12300,00	N4315
VPF44.100F70	S55266-V142	Kombiventil m.dp.Regler 12,1-69,6m³/h,PN16,DN100	CG	1880,00	A6V12273951
VPF44.100F90	S55266-V143	Kombiventil m.dp.Regler 14,8-90,9m³/h,PN16,DN100	CG	1880,00	A6V12273951
VPF44.50F15	S55266-V174	Kombiventil m.dp.Regler 3,7-14,3m³/h,PN16,DN50	CG	1000,00	A6V12273951
VPF44.50F25	S55266-V175	Kombiventil m.dp.Regler 5,7-24,6m³/h,PN16,DN50	CG	1000,00	A6V12273951
VPF44.65F25	S55266-V176	Kombiventil m.dp.Regler 4,5-24,4m³/h,PN16,DN65	CG	1520,00	A6V12273951
VPF44.65F35	S55266-V177	Kombiventil m.dp.Regler 6,4-37,7m³/h,PN16,DN65	CG	1520,00	A6V12273951
VPF44.80F35	S55266-V178	Kombiventil m.dp.Regler 6,8-35,7m³/h,PN16,DN80	CG	1750,00	A6V12273951
VPF44.80F45	S55266-V179	Kombiventil m.dp.Regler 8,5-49,9m³/h,PN16,DN80	CG	1750,00	A6V12273951
VPF53.125F110	S55266-V120	Kombiventil m.dp.Regler 18,5-110m³/h,PN25,DN125	CG	7360,00	N4316
VPF53.125F135	S55266-V121	Kombiventil m.dp.Regler 18,5-110m³/h,PN25,DN125	CG	7360,00	N4316
VPF53.150F160	S55266-V122	Kombiventil m.dp.Regler 25,6-148m³/h,PN25,DN150	CG	7790,00	N4316
VPF53.150F200	S55266-V123	Kombiventil m.dp.Regler 32-195m³/h,PN25,DN150	CG	7790,00	N4316
VPF53.200F210	S55266-V150	Kombiventil m.dp.Regler 95-210m³/h,PN25,DN200	CG	14200,00	N4316
VPF53.200F280	S55266-V151	Kombiventil m.dp.Regler 130-280m³/h,PN25,DN200	CG	14200,00	N4316
VPF54.100F70	S55266-V158	Kombiventil m.dp.Regler 12,2-69,6m³/h,PN25,DN100	CG	2350,00	A6V12273951
VPF54.100F90	S55266-V159	Kombiventil m.dp.Regler 14,8-90,9m³/h,PN25,DN100	CG	2350,00	A6V12273951
VPF54.50F15	S55266-V152	Kombiventil m.dp.Regler 3,7-14,3m³/h,PN25,DN50	CG	1150,00	A6V12273951
VPF54.50F25	S55266-V153	Kombiventil m.dp.Regler 5,7-24,6m³/h,PN25,DN50	CG	1150,00	A6V12273951
VPF54.65F25	S55266-V154	Kombiventil m.dp.Regler 4,5-24,4m³/h,PN25,DN65	CG	1850,00	A6V12273951
VPF54.65F35	S55266-V155	Kombiventil m.dp.Regler 6,4-37,7m³/h,PN25,DN65	CG	1850,00	A6V12273951
VPF54.80F35	S55266-V156	Kombiventil m.dp.Regler 6,8-35,7m³/h,PN25,DN80	CG	2010,00	A6V12273951

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VPF54.80F45	S55266-V157	Kombiventil m.dp.Regler 8,5-49,9m³/h,PN25, DN80	CG	2010,00	A6V12273951
VPI46.15L0.2	S55264-V109	Kombiventil m.dp-Regler,30..200l/h, PN25, DN15,IG.	CG	83,00	N4855
VPI46.15L0.2Q	S55264-V112	Kombiventil m.dp-Regler,30..200l/h, PN25, DN15, inkl.M.nippel,IG.	CG	90,10	N4855
VPI46.15L0.6	S55264-V110	Kombiventil m.dp-Regler,100..575l/h, PN25, DN15,IG.	CG	83,00	N4855
VPI46.15L0.6Q	S55264-V113	Kombiventil m.dp-Regler,100..575l/h, PN25, DN15, inkl.M.nippel,IG.	CG	90,10	N4855
VPI46.20F1.4	S55264-V111	Kombiventil m.dp-Regler,220..1330l/h, PN25, DN20,IG.	CG	97,20	N4855
VPI46.20F1.4Q	S55264-V114	Kombiventil m.dp-Regler,220..1330l/h, PN25, DN20, inkl.M.nippel,IG.	CG	105,00	N4855
VPI46.25F1.8	S55264-V125	Kombiventil m.dp-Regler,280..1800l/h, PN25, DN25,IG.	CG	120,00	N4855
VPI46.25F1.8Q	S55264-V127	Kombiventil m.dp-Regler,280..1800l/h, PN25, DN25, inkl.M.nippel,IG.	CG	127,00	N4855
VPI46.32F4	S55264-V126	Kombiventil m.dp-Regler,550..4001 l/h, PN25, DN32	CG	216,00	N4855
VPI46.32F4Q	S55264-V128	Kombiventil m.dp-Regler,550..4001 l/h, PN25, DN32, inkl.M.nippel,IG.	CG	224,00	N4855
VPI46.40F9.5Q	S55264-V129	Kombiventil m.dp-Regler,1370..9500l/h, PN25, DN40, inkl.M.nippel,IG.	CG	623,00	N4855
VPI46.50F12Q	S55264-V130	Kombiventil m.dp-Regler,1400..11500l/h, PN25, DN50, inkl.M.nippel,IG.	CG	660,00	N4855
VPP46.10L0.2	S55264-V101	Kombiventil m.dp-Regler,30..200l/h, PN25, DN10,AG.	CG	68,80	N4855
VPP46.10L0.2Q	S55264-V105	Kombiventil m.dp-Regler,30..200l/h, PN25, DN10, inkl.M.nippel,AG	CG	79,60	N4855
VPP46.10L0.4	S55264-V131	Kombiventil m.dp-Regler,65..370l/h, PN25, DN10,AG.	CG	70,60	N4855
VPP46.10L0.4Q	S55264-V132	Kombiventil m.dp-Regler,65..370l/h, PN25, DN10, inkl.M.nippel,AG	CG	81,90	N4855
VPP46.15L0.2	S55264-V102	Kombiventil m.dp-Regler,30..200l/h, PN25, DN15,AG.	CG	79,60	N4855
VPP46.15L0.2Q	S55264-V106	Kombiventil m.dp-Regler,30..200l/h, PN25, DN15, inkl.M.nippel,AG.	CG	86,60	N4855
VPP46.15L0.6	S55264-V103	Kombiventil m.dp-Regler,100..575l/h, PN25, DN15,AG.	CG	79,60	N4855
VPP46.15L0.6Q	S55264-V107	Kombiventil m.dp-Regler,100..575l/h, PN25, DN15, inkl.M.nippel,AG.	CG	86,60	N4855
VPP46.20F1.4	S55264-V104	Kombiventil m.dp-Regler,220..1330l/h, PN25, DN20,AG.	CG	88,70	N4855
VPP46.20F1.4Q	S55264-V108	Kombiventil m.dp-Regler,220..1330l/h, PN25, DN20, inkl.M.nippel,AG.	CG	93,60	N4855
VPP46.25F1.8	S55264-V121	Kombiventil m.dp-Regler,280..1800l/h, PN25, DN25,AG.	CG	104,00	N4855
VPP46.25F1.8Q	S55264-V123	Kombiventil m.dp-Regler,280..1800l/h, PN25, DN25, inkl.M.nippel,AG.	CG	111,00	N4855
VPP46.32F4	S55264-V122	Kombiventil m.dp-Regler,550..4001 l/h, PN25, DN32,AG.	CG	197,00	N4855
VPP46.32F4Q	S55264-V124	Kombiventil m.dp-Regler,550..4001 l/h, PN25, DN32, inkl.M.nippel,AG.	CG	206,00	N4855
VQI46.15F1.3	S55264-V140	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,300..1300l/h, PN25, DN15, IG	CG	69,70	A6V11877580
VQI46.15F1.3Q	S55264-V139	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,300..1300l/h, PN25, DN15, IG, inkl.M.nippel	CG	75,60	A6V11877580
VQI46.15L0.5	S55264-V136	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,30..520l/h, PN25, DN15, IG	CG	69,70	A6V11877580
VQI46.15L0.5Q	S55264-V135	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,30..520l/h, PN25, DN15, IG, mit Messnippel	CG	75,60	A6V11877580
VQI46.20F1.5	S55264-V144	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,320..1500l/h, PN25, DN20, IG	CG	81,50	A6V11877580
VQI46.20F1.5Q	S55264-V143	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,320..1500l/h, PN25, DN20, IG, mit Messnippel	CG	88,00	A6V11877580
VQI46.25F1.8	S55264-V148	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,620..1800l/h, PN25, DN25, IG	CG	100,00	A6V11877580

**Neues Produkt**

57

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VQI46.25F1.8Q	S55264-V147	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,620..1800l/h, PN25,DN25,IG, mit Messnippel	CG	107,00	A6V11877580
VQP46.10L0.5	S55264-V134	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,30..520l/h, PN25,DN10, AG	CG	59,20	A6V11877580
VQP46.10L0.5Q	S55264-V133	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,30..520l/h, PN25,DN15,AG, mit Messnippel	CG	68,60	A6V11877580
VQP46.15F1.3	S55264-V142	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,300..1300l/h, PN25,DN15, AG	CG	66,70	A6V11877580
VQP46.15F1.3Q	S55264-V141	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,300..1300l/h, PN25,DN15,AG, inkl.M.nippel	CG	72,60	A6V11877580
VQP46.15L0.5	S55264-V138	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,30..520l/h, PN25,DN15, AG	CG	66,70	A6V11877580
VQP46.15L0.5Q	S55264-V137	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,30..520l/h, PN25,DN15,AG, mit Messnippel	CG	72,60	A6V11877580
VQP46.20F1.5	S55264-V146	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,320..1500l/h, PN25,DN20, AG	CG	74,50	A6V11877580
VQP46.20F1.5Q	S55264-V145	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,320..1500l/h, PN25,DN20,AG, mit Messnippel	CG	78,50	A6V11877580
VQP46.25F1.8	S55264-V150	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,620..1800l/h, PN25,DN25, AG	CG	87,10	A6V11877580
VQP46.25F1.8Q	S55264-V149	2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,620..1800l/h, PN25,DN25,AG, mit Messnippel	CG	93,40	A6V11877580
VUN210	BPZ:VUN210	Spezialeckventil DN10 kv=0,60 einstellbar kurze Bauform	CG	19,40	N2106
VUN215	BPZ:VUN215	Spezialeckventil 1/2" kv=0,77 einstellbar kurze Bauform	CG	22,50	N2106
VVF22.100-160	S55200-V109	Zweiwegventil PN6 DN100 kvs=160m³/h Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1030,00	N4401
VVF22.25-10	S55200-V103	Zweiwegventil PN6 DN25 kvs=10m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	223,00	N4401
VVF22.25-2.5	S55200-V100	Zweiwegventil PN6 DN25 kvs=2,5m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	223,00	N4401
VVF22.25-4	S55200-V101	Zweiwegventil PN6 DN25 kvs=4m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	223,00	N4401
VVF22.25-6.3	S55200-V102	Zweiwegventil PN6 DN25 kvs=6,3m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	223,00	N4401
VVF22.40-16	S55200-V104	Zweiwegventil PN6 DN40 kvs=16m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	262,00	N4401
VVF22.40-25	S55200-V105	Zweiwegventil PN6 DN40 kvs=25m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	262,00	N4401
VVF22.50-40	S55200-V106	Zweiwegventil PN6 DN50 kvs=40m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	327,00	N4401
VVF22.65-63	S55200-V107	Zweiwegventil PN6 DN65 kvs=63m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	440,00	N4401
VVF22.80-100	S55200-V108	Zweiwegventil PN6 DN80 kvs=100m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	631,00	N4401
VVF32.100-160	S55202-V110	Zweiwegventil PN10 DN100 kvs=160 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1190,00	N4402
VVF32.125-250	S55202-V111	Zweiwegventil PN10 DN125 kvs=250 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1490,00	N4402
VVF32.150-400	S55202-V112	Zweiwegventil PN10 DN150 kvs=400 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1870,00	N4402
VVF32.15-1.6	S55202-V100	Zweiwegventil PN10 DN15 kvs=1,6 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	241,00	N4402
VVF32.15-2.5	S55202-V101	Zweiwegventil PN10 DN15 kvs=2,5 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	241,00	N4402
VVF32.15-4	S55202-V102	Zweiwegventil PN10 DN15 kvs=4 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	241,00	N4402
VVF32.25-10	S55202-V104	Zweiwegventil PN10 DN25 kvs=10 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	282,00	N4402

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VVF32.25-6.3	S55202-V103	Zweiwegventil PN10 DN25 kvs=6,3 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	282,00	N4402
VVF32.40-16	S55202-V105	Zweiwegventil PN10 DN40 kvs=16 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	343,00	N4402
VVF32.40-25	S55202-V106	Zweiwegventil PN10 DN40 kvs=25 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	343,00	N4402
VVF32.50-40	S55202-V107	Zweiwegventil PN10 DN50 kvs=40 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	434,00	N4402
VVF32.65-63	S55202-V108	Zweiwegventil PN10 DN65 kvs=63 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	584,00	N4402
VVF32.80-100	S55202-V109	Zweiwegventil PN10 DN80 kvs=100 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	788,00	N4402
VVF42.100-125	S55204-V115	Zweiwegventil PN16 DN100 kvs=125 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1390,00	N4403
VVF42.100-160	S55204-V116	Zweiwegventil PN16 DN100 kvs=160 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1390,00	N4403
VVF42.100-160K	S55204-V124	Zweiwegventil Druckkompensiert PN16 DN100 kvs=160 Hub=40mm GG gefl.	CG	1790,00	N4403
VVF42.125-200	S55204-V117	Zweiwegventil PN16 DN125 kvs=200 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1770,00	N4403
VVF42.125-250	S55204-V118	Zweiwegventil PN16 DN125 kvs=250 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1770,00	N4403
VVF42.125-250K	S55204-V125	Zweiwegventil Druckkompensiert PN16 DN125 kvs=250 Hub=40mm GG gefl.	CG	2380,00	N4403
VVF42.150-315	S55204-V119	Zweiwegventil PN16 DN150 kvs=315 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	2180,00	N4403
VVF42.150-360K	S55204-V126	Zweiwegventil Druckkompensiert PN16 DN150 kvs=360 Hub=40mm GG gefl.	CG	3240,00	N4403
VVF42.150-400	S55204-V120	Zweiwegventil PN16 DN150 kvs=400 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	2180,00	N4403
VVF42.15-1.6	S55204-V100	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=1,6 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	284,00	N4403
VVF42.15-2.5	S55204-V101	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	284,00	N4403
VVF42.15-4	S55204-V102	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=4 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	284,00	N4403
VVF42.20-6.3	S55204-V103	Zweiwegventil PN16 DN20 kvs=6,3 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	305,00	N4403
VVF42.25-10	S55204-V105	Zweiwegventil PN16 DN25 kvs=10 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	331,00	N4403
VVF42.25-6.3	S55204-V104	Zweiwegventil PN16 DN25 kvs=6,3 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	331,00	N4403
VVF42.32-16	S55204-V106	Zweiwegventil PN16 DN32 kvs=16 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	364,00	N4403
VVF42.40-16	S55204-V107	Zweiwegventil PN16 DN40 kvs=16 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	404,00	N4403
VVF42.40-25	S55204-V108	Zweiwegventil PN16 DN40 kvs=25 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	404,00	N4403
VVF42.50-31.5	S55204-V109	Zweiwegventil PN16 DN50 kvs=31,5 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	508,00	N4403
VVF42.50-40	S55204-V110	Zweiwegventil PN16 DN50 kvs=40 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	508,00	N4403
VVF42.50-40K	S55204-V121	Zweiwegventil Druckkompensiert PN16 DN50 kvs=40 Hub=20mm GG gefl.	CG	819,00	N4403
VVF42.65-50	S55204-V111	Zweiwegventil PN16 DN65 kvs=50 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	685,00	N4403

**Neues Produkt**

59

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VVF42.65-63	S55204-V112	Zweiwegventil PN16 DN65 kvs=63 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	685,00	N4403
VVF42.65-63K	S55204-V122	Zweiwegventil Druckkompensiert PN16 DN65 kvs=63 Hub=20mm GG gefl.	CG	993,00	N4403
VVF42.80-100	S55204-V114	Zweiwegventil PN16 DN80 kvs=100 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	930,00	N4403
VVF42.80-100K	S55204-V123	Zweiwegventil Druckkompensiert PN16 DN80 kvs=100 Hub=20mm GG gefl.	CG	1270,00	N4403
VVF42.80-80	S55204-V113	Zweiwegventil PN16 DN80 kvs=80 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	930,00	N4403
VVF43.100-125	S55206-V104	Zweiwegventil PN16 DN100 kvs=125 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	2100,00	N4404
VVF43.100-150K	S55206-V120	Zweiwegventil Druckkomp. PN16 DN100 kvs=150 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	2400,00	N4404
VVF43.100-160	S55206-V105	Zweiwegventil PN16 DN100 kvs=160 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	2100,00	N4404
VVF43.125-200	S55206-V106	Zweiwegventil PN16 DN125 kvs=200 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	2840,00	N4404
VVF43.125-220K	S55206-V121	Zweiwegventil Druckkomp. PN16 DN125 kvs=220 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	3280,00	N4404
VVF43.125-250	S55206-V107	Zweiwegventil PN16 DN125 kvs=250 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	2840,00	N4404
VVF43.150-315	S55206-V108	Zweiwegventil PN16 DN150 kvs=315 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	3950,00	N4404
VVF43.150-315K	S55206-V122	Zweiwegventil Druckkomp. PN16 DN150 kvs=360 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	4550,00	N4404
VVF43.150-400	S55206-V109	Zweiwegventil PN16 DN150 kvs=400 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	3950,00	N4404
VVF43.200-450K	S55206-V123	Zweiwegventil Druckkomp. PN16 DN200 kvs=450 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	7740,00	N4404
VVF43.250-630K	S55206-V124	Zweiwegventil Druckkomp. PN16 DN250 kvs=630 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	11600,00	N4404
VVF43.65-50	S55206-V100	Zweiwegventil PN16 DN65 kvs=50 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	1170,00	N4404
VVF43.65-63	S55206-V101	Zweiwegventil PN16 DN65 kvs=63 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	1170,00	N4404
VVF43.65-63K	S55206-V110	Zweiwegventil Druckkomp. PN16 DN65 kvs=63 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	1490,00	N4404
VVF43.80-100	S55206-V103	Zweiwegventil PN16 DN80 kvs=100 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	1520,00	N4404
VVF43.80-100K	S55206-V111	Zweiwegventil Druckkomp. PN16 DN80 kvs=100 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	1950,00	N4404
VVF43.80-80	S55206-V102	Zweiwegventil PN16 DN80 kvs=80 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	1520,00	N4404
VVF53.100-150K	S55208-V158	Zweiwegventil Druckkomp. PN25 DN100 kvs=150 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	2950,00	N4405
VVF53.100-160	S55208-V131	Zweiwegventil PN25 DN100 kvs=160 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	2560,00	N4405
VVF53.125-220K	S55208-V159	Zweiwegventil Druckkomp. PN25 DN125 kvs=250 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	4010,00	N4405
VVF53.125-250	S55208-V132	Zweiwegventil PN25 DN125 kvs=250 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	3470,00	N4405
VVF53.15-0.16	S55208-V100	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=0,16 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-0.2	S55208-V101	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=0,2 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VVF53.15-0.25	S55208-V102	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=0,25 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-0.32	S55208-V103	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=0,32 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-0.4	S55208-V104	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=0,4 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-0.5	S55208-V105	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=0,5 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-0.63	S55208-V106	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=0,63 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-0.8	S55208-V107	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=0,8 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.150-315K	S55208-V160	Zweiwegventil Druckkomp. PN25 DN150 kvs=400 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	5550,00	N4405
VVF53.150-400	S55208-V133	Zweiwegventil PN25 DN150 kvs=400 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	4820,00	N4405
VVF53.15-1	S55208-V108	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=1 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-1.25	S55208-V109	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=1,25 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-1.6	S55208-V110	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=1,6 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-2	S55208-V111	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=2 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-2.5	S55208-V112	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=2,5 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-3.2	S55208-V113	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=3,2 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.15-4	S55208-V114	Zweiwegventil PN25 DN15 kvs=4 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	385,00	N4405
VVF53.200-450K	S55208-V161	Zweiwegventil Druckkomp. PN25 DN200 kvs=450 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	9270,00	N4405
VVF53.20-6.3	S55208-V116	Zweiwegventil PN25 DN20 kvs=6,3 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	416,00	N4405
VVF53.250-630K	S55208-V162	Zweiwegventil Druckkomp. PN25 DN250 kvs=630 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	13800,00	N4405
VVF53.25-10	S55208-V120	Zweiwegventil PN25 DN25 kvs=10 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	444,00	N4405
VVF53.25-5	S55208-V117	Zweiwegventil PN25 DN25 kvs=5 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	444,00	N4405
VVF53.25-6.3	S55208-V118	Zweiwegventil PN25 DN25 kvs=6,3 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	444,00	N4405
VVF53.25-8	S55208-V119	Zweiwegventil PN25 DN25 kvs=8 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	444,00	N4405
VVF53.32-16	S55208-V122	Zweiwegventil PN25 DN32 kvs=16 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	547,00	N4405
VVF53.40-12.5	S55208-V123	Zweiwegventil PN25 DN40 kvs=12,5 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	644,00	N4405
VVF53.40-16	S55208-V124	Zweiwegventil PN25 DN40 kvs=16 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	644,00	N4405
VVF53.40-20	S55208-V125	Zweiwegventil PN25 DN40 kvs=20 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	644,00	N4405
VVF53.40-25	S55208-V126	Zweiwegventil PN25 DN40 kvs=25 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	644,00	N4405
VVF53.50-31.5	S55208-V127	Zweiwegventil PN25 DN50 kvs=31,5 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	882,00	N4405

**Neues Produkt**

61

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VVF53.50-40	S55208-V128	Zweiwegventil PN25 DN50 kvs=40 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	882,00	N4405
VVF53.50-40K	S55208-V134	Zweiwegventil Druckkomp. PN25 DN50 kvs=40 Hub=20mm Sphäroguss gefl.	CG	1100,00	N4405
VVF53.65-63	S55208-V129	Zweiwegventil PN25 DN65 kvs=63 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	1430,00	N4405
VVF53.65-63K	S55208-V135	Zweiwegventil Druckkomp. PN25 DN65 kvs=63 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	1720,00	N4405
VVF53.80-100	S55208-V130	Zweiwegventil PN25 DN80 kvs=100 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	1870,00	N4405
VVF53.80-100K	S55208-V136	Zweiwegventil Druckkomp. PN25 DN80 kvs=100 Hub=40mm Sphäroguss gefl.	CG	2230,00	N4405
VVF63.100-125	S55210-V116	Zweiwegventil PN40 DN100 kvs=125 Hub=40mm Stahlguss geflanscht	CG	5090,00	A6V11459527
VVF63.100-150K	S55210-V122	Zweiwegventil PN40 DN100 kvs=150 Hub=40mm Stahlguss Flansch druckkomp.	CG	6010,00	A6V11459527
VVF63.125-200	S55210-V117	Zweiwegventil PN40 DN125 kvs=200 Hub=40mm Stahlguss geflanscht	CG	6510,00	A6V11459527
VVF63.125-220K	S55210-V123	Zweiwegventil PN40 DN125 kvs=220 Hub=40mm Stahlguss Flansch druckkomp.	CG	7650,00	A6V11459527
VVF63.15-0.2	S55210-V100	Zweiwegventil PN40 DN15 kvs=0,2 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1360,00	A6V11459527
VVF63.15-0.32	S55210-V101	Zweiwegventil PN40 DN15 kvs=0,32 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1360,00	A6V11459527
VVF63.15-0.5	S55210-V102	Zweiwegventil PN40 DN15 kvs=0,5 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1360,00	A6V11459527
VVF63.15-0.8	S55210-V103	Zweiwegventil PN40 DN15 kvs=0,8 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1360,00	A6V11459527
VVF63.15-0.8L	S55210-V125	Zweiwegventil PN40 DN15 kvs=0,8 Hub=20mm Stahlguss Fl.,geräuscharm	CG	1490,00	A6V11459527
VVF63.150-315	S55210-V118	Zweiwegventil PN40 DN150 kvs=315 Hub=40mm Stahlguss geflanscht	CG	8460,00	A6V11459527
VVF63.150-315K	S55210-V124	Zweiwegventil PN40 DN150 kvs=315 Hub=40mm Stahlguss Flansch druckkomp.	CG	9640,00	A6V11459527
VVF63.15-1.25	S55210-V104	Zweiwegventil PN40 DN15 kvs=1,25 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1360,00	A6V11459527
VVF63.15-1.25L	S55210-V126	Zweiwegventil PN40 DN15 kvs=1,25 Hub=20mm Stahlguss Fl.,geräuscharm	CG	1490,00	A6V11459527
VVF63.15-2	S55210-V105	Zweiwegventil PN40 DN15 kvs=2 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1360,00	A6V11459527
VVF63.15-2L	S55210-V127	Zweiwegventil PN40 DN15 kvs=2,0 Hub=20mm Stahlguss Fl.,geräuscharm	CG	1490,00	A6V11459527
VVF63.15-3.2	S55210-V106	Zweiwegventil PN40 DN15 kvs=3,2 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1360,00	A6V11459527
VVF63.15-3.2L	S55210-V128	Zweiwegventil PN40 DN15 kvs=3,2 Hub=20mm Stahlguss Fl.,geräuscharm	CG	1490,00	A6V11459527
VVF63.20-6.3	S55210-V107	Zweiwegventil PN40 DN20 kvs=6,3 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1500,00	A6V11459527
VVF63.25-5	S55210-V108	Zweiwegventil PN40 DN25 kvs=5 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1500,00	A6V11459527
VVF63.25-5L	S55210-V129	Zweiwegventil PN40 DN25 kvs=5,0 Hub=20mm Stahlguss Fl.,geräuscharm	CG	1620,00	A6V11459527
VVF63.25-8	S55210-V109	Zweiwegventil PN40 DN25 kvs=8 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1500,00	A6V11459527
VVF63.25-8L	S55210-V130	Zweiwegventil PN40 DN25 kvs=8,0 Hub=20mm Stahlguss Fl.,geräuscharm	CG	1620,00	A6V11459527

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VVF63.32-16	S55210-V110	Zweiwegventil PN40 DN32 kvs=16 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1760,00	A6V11459527
VVF63.40-12.5	S55210-V111	Zweiwegventil PN40 DN40 kvs=12,5 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1880,00	A6V11459527
VVF63.40-20	S55210-V112	Zweiwegventil PN40 DN40 kvs=20 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1880,00	A6V11459527
VVF63.50-31.5	S55210-V113	Zweiwegventil PN40 DN50 kvs=31,5 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	2400,00	A6V11459527
VVF63.50-40K	S55210-V119	Zweiwegventil PN40 DN50 kvs=40 Hub=20mm Stahlguss Flansch druckkomp.	CG	3010,00	A6V11459527
VVF63.65-50	S55210-V114	Zweiwegventil PN40 DN65 kvs=50 Hub=40mm Stahlguss geflanscht	CG	3140,00	A6V11459527
VVF63.65-63K	S55210-V120	Zweiwegventil PN40 DN65 kvs=63 Hub=40mm Stahlguss Flansch druckkomp.	CG	3760,00	A6V11459527
VVF63.80-100K	S55210-V121	Zweiwegventil PN40 DN80 kvs=80 Hub=40mm Stahlguss Flansch druckkomp.	CG	4750,00	A6V11459527
VVF63.80-80	S55210-V115	Zweiwegventil PN40 DN80 kvs=80 Hub=40mm Stahlguss geflanscht	CG	3870,00	A6V11459527
VVG41.11	BPZ:VVG41.11	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=0,63 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	311,00	N4363
VVG41.12	BPZ:VVG41.12	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=1 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	311,00	N4363
VVG41.13	BPZ:VVG41.13	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=1,6 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	311,00	N4363
VVG41.14	BPZ:VVG41.14	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	311,00	N4363
VVG41.15	BPZ:VVG41.15	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=4 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	311,00	N4363
VVG41.20	BPZ:VVG41.20	Zweiwegventil PN16 DN20 kvs=6,3 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	359,00	N4363
VVG41.25	BPZ:VVG41.25	Zweiwegventil PN16 DN25 kvs=10 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	408,00	N4363
VVG41.32	BPZ:VVG41.32	Zweiwegventil PN16 DN32 kvs=16 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	455,00	N4363
VVG41.40	BPZ:VVG41.40	Zweiwegventil PN16 DN40 kvs=25 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	508,00	N4363
VVG41.50	BPZ:VVG41.50	Zweiwegventil PN16 DN50 kvs=40 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	567,00	N4363
VVG44.15-0.25	BPZ:VVG44.15-0.25	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=0,25 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4364
VVG44.15-0.4	BPZ:VVG44.15-0.4	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=0,4 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4364
VVG44.15-0.63	BPZ:VVG44.15-0.63	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=0,63 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4364
VVG44.15-1	BPZ:VVG44.15-1	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=1 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4364
VVG44.15-1.6	BPZ:VVG44.15-1.6	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=1,6 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4364
VVG44.15-2.5	BPZ:VVG44.15-2.5	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4364
VVG44.15-4	BPZ:VVG44.15-4	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=4 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4364
VVG44.20-6.3	BPZ:VVG44.20-6.3	Zweiwegventil PN16 DN20 kvs=6,3 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	158,00	N4364
VVG44.25-10	BPZ:VVG44.25-10	Zweiwegventil PN16 DN25 kvs=10 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	183,00	N4364

**Neues Produkt**

63

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VVG44.32-16	BPZ:VVG44.32-16	Zweiwegventil PN16 DN32 kvs=16 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	247,00	N4364
VVG44.40-25	BPZ:VVG44.40-25	Zweiwegventil PN16 DN40 kvs=25 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	323,00	N4364
VVG549.15-0.25	BPZ:VVG549.15-0.25	Fernheiz-Kleinhubventil PN25 DN15 kvs=0,25 Rotg.geschr. Hub=5,5mm	CG	121,00	Q4380
VVG549.15-0.4	BPZ:VVG549.15-0.4	Fernheiz-Kleinhubventil PN25 DN15 kvs=0,4 Rotg.geschr. Hub=5,5mm	CG	121,00	Q4380
VVG549.15-0.63	BPZ:VVG549.15-0.63	Fernheiz-Kleinhubventil PN25 DN15 kvs=0,63 Rotg.geschr. Hub=5,5mm	CG	121,00	Q4380
VVG549.15-1	BPZ:VVG549.15-1	Fernheiz-Kleinhubventil PN25 DN15 kvs=1 Rotg.geschr. Hub=5,5mm	CG	121,00	Q4380
VVG549.15-1.6	BPZ:VVG549.15-1.6	Fernheiz-Kleinhubventil PN25 DN15 kvs=1,6 Rotg.geschr. Hub=5,5mm	CG	121,00	Q4380
VVG549.15-2.5	BPZ:VVG549.15-2.5	Fernheiz-Kleinhubventil PN25 DN15 kvs=2,5 Rotg.geschr. Hub=5,5mm	CG	121,00	Q4380
VVG549.20-4K	BPZ:VVG549.20-4K	Fernheiz-Kleinhubventil PN25 DN20 kvs=4 Rotg.geschr. Hub=5,5mm	CG	159,00	Q4380
VVG549.25-6.3K	BPZ:VVG549.25-6.3K	Fernheiz-Kleinhubventil PN25 DN25 kvs=6,3 Rotg.geschr. Hub=5,5mm	CG	216,00	Q4380
VVI46.15/2	S55249-V106	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=2,15 Hub=2,5mm Messing Innengewinde	CG	30,70	A6V10421629
VVI46.20/2	S55249-V107	Zweiwegventil PN16 DN20 kvs=3,5 Hub=2,5mm Messing Innengewinde	CG	33,10	A6V10421629
VVI46.25/2	S55249-V108	Zweiwegventil PN16 DN25 kvs=5,00 Hub=2,5mm Messing Innengewinde	CG	42,70	A6V10421629
VVP45.10-0.25	BPZ:VVP45.10-0.25	Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=0,25 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	54,20	N4845
VVP45.10-0.4	BPZ:VVP45.10-0.4	Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=0,4 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	54,20	N4845
VVP45.10-0.63	BPZ:VVP45.10-0.63	Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=0,63 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	54,20	N4845
VVP45.10-1	BPZ:VVP45.10-1	Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=1 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	54,20	N4845
VVP45.10-1.6	BPZ:VVP45.10-1.6	Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=1,6 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	54,20	N4845
VVP45.15-2.5	BPZ:VVP45.15-2.5	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	67,70	N4845
VVP45.20-4	BPZ:VVP45.20-4	Zweiwegventil PN16 DN20 kvs=4 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	81,70	N4845
VVP45.25-10	BPZ:VVP45.25-10	Zweiwegventil PN16 DN25 kvs=10 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	181,00	N4845
VVP45.25-6.3	BPZ:VVP45.25-6.3	Zweiwegventil PN16 DN25 kvs=6,3 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	138,00	N4845
VVP45.32-16	BPZ:VVP45.32-16	Zweiwegventil PN16 DN32 kvs=16 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	237,00	N4845
VVP45.40-25	BPZ:VVP45.40-25	Zweiwegventil PN16 DN40 kvs=25 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	311,00	N4845
VVP47.10-0.25	BPZ:VVP47.10-0.25	Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=0,25 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	45,20	N4847
VVP47.10-0.4	BPZ:VVP47.10-0.4	Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=0,4 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	45,20	N4847
VVP47.10-0.63	BPZ:VVP47.10-0.63	Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=0,63 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	45,20	N4847
VVP47.10-1	BPZ:VVP47.10-1	Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=1 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	45,20	N4847

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VVP47.10-1.6	BPZ:VVP47.10-1.6	Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=1,6 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	45,20	N4847
VVP47.15-2.5	BPZ:VVP47.15-2.5	Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	53,70	N4847
VVP47.20-4	BPZ:VVP47.20-4	Zweiwegventil PN16 DN20 kvs=4 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	67,20	N4847
VWG41.10-0.25-0.4	S55230-V158	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.25 kvs=0.4 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.25-0.65	S55230-V159	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.25 kvs=0.65 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.25-1.0	S55230-V160	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.25 kvs=1.0 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.25-1.3	S55230-V175	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.25 kvs=1.3 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.25-1.6	S55230-V176	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.25 kvs=1.6 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.25-1.9	S55230-V177	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.25 kvs=1.9 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.4-0.4	S55230-V178	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.4 kvs=0.4 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.4-0.65	S55230-V161	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.4 kvs=0.65 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.4-1.0	S55230-V162	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.4 kvs=1.0 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.4-1.3	S55230-V163	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.4 kvs=1.3 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.4-1.6	S55230-V164	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.4 kvs=1.6 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.4-1.9	S55230-V179	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.4 kvs=1.9 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.65-0.65	S55230-V180	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.65 kvs=0.65 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.65-1.0	S55230-V165	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.65 kvs=1.0 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.65-1.3	S55230-V166	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.65 kvs=1.3 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.65-1.6	S55230-V167	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.65 kvs=1.6 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-0.65-1.9	S55230-V181	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=0.65 kvs=1.9 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-1.0-1.0	S55230-V182	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=1.0 kvs=1.0 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-1.0-1.3	S55230-V168	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=1.0 kvs=1.3 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-1.0-1.6	S55230-V169	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=1.0 kvs=1.6 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-1.0-1.9	S55230-V170	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=1.0 kvs=1.9 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-1.3-1.3	S55230-V183	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=1.3 kvs=1.3 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-1.3-1.6	S55230-V171	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=1.3 kvs=1.6 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-1.3-1.9	S55230-V172	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=1.3 kvs=1.9 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-1.6-1.6	S55230-V184	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=1.6 kvs=1.6 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480

**Neues Produkt**

65

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VWG41.10-1.6-1.9	S55230-V173	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=1.6 kvs=1.9 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.10-1.9-1.9	S55230-V174	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN10 kvs=1.9 kvs=1.9 mit AG 1/2"	CG	144,00	A6V10564480
VWG41.20-0.25-2.5	S55230-V185	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=0.25 kvs=2.5 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-0.25-3.45	S55230-V186	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=0.25 kvs=3.45 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-0.25-4.25	S55230-V187	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=0.25 kvs=4.25 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-0.4-2.5	S55230-V188	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=0.4 kvs=2.5 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-0.4-3.45	S55230-V189	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=0.4 kvs=3.45 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-0.4-4.25	S55230-V190	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=0.4 kvs=4.25 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-0.65-2.5	S55230-V150	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=0.65 kvs=2.5 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-0.65-3.45	S55230-V191	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=0.65 kvs=3.45 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-0.65-4.25	S55230-V192	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=0.65 kvs=4.25 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-1.0-2.5	S55230-V152	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=1.0 kvs=2.5 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-1.0-3.45	S55230-V193	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=1.0 kvs=3.45 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-1.0-4.25	S55230-V194	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=1.0 kvs=4.25 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-1.3-2.5	S55230-V195	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=1.3 kvs=2.5 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-1.3-3.45	S55230-V196	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=1.3 kvs=3.45 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-1.3-4.25	S55230-V197	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=1.3 kvs=4.25 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-1.6-2.5	S55230-V153	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=1.6 kvs=2.5 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-1.6-3.45	S55230-V154	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=1.6 kvs=3.4 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-1.6-4.25	S55230-V198	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=1.6 kvs=4.25 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-2.5-2.5	S55230-V200	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=2.5 kvs=2.5 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-2.5-3.45	S55230-V155	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=2.5 kvs=3.45 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-2.5-4.25	S55230-V156	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=2.5 kvs=4.25 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-3.45-3.45	S55230-V201	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=3.45 kvs=3.45 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VWG41.20-4.25-4.25	S55230-V157	6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=4.25 kvs=4.25 mit AG 1"	CG	186,00	A6V10564480
VXF22.100-160	S55200-V119	Dreiwegventil PN6 DN100 kvs=160m³/h Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1030,00	N4401
VXF22.25-10	S55200-V113	Dreiwegventil PN6 DN25 kvs=10m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	223,00	N4401
VXF22.25-2.5	S55200-V110	Dreiwegventil PN6 DN25 kvs=2,5m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	223,00	N4401

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VXF22.25-4	S55200-V111	Dreiwegventil PN6 DN25 kvs=4m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	223,00	N4401
VXF22.25-6.3	S55200-V112	Dreiwegventil PN6 DN25 kvs=6,3m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	223,00	N4401
VXF22.40-16	S55200-V114	Dreiwegventil PN6 DN40 kvs=16m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	262,00	N4401
VXF22.40-25	S55200-V115	Dreiwegventil PN6 DN40 kvs=25m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	262,00	N4401
VXF22.50-40	S55200-V116	Dreiwegventil PN6 DN50 kvs=40m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	327,00	N4401
VXF22.65-63	S55200-V117	Dreiwegventil PN6 DN65 kvs=63m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	440,00	N4401
VXF22.80-100	S55200-V118	Dreiwegventil PN6 DN80 kvs=100m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	631,00	N4401
VXF32.100-160	S55202-V123	Dreiwegventil PN10 DN100 kvs=160 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1190,00	N4402
VXF32.125-250	S55202-V124	Dreiwegventil PN10 DN125 kvs=250 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1490,00	N4402
VXF32.150-400	S55202-V125	Dreiwegventil PN10 DN150 kvs=400 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1870,00	N4402
VXF32.15-1.6	S55202-V113	Dreiwegventil PN10 DN15 kvs=1,6 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	241,00	N4402
VXF32.15-2.5	S55202-V114	Dreiwegventil PN10 DN15 kvs=2,5 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	241,00	N4402
VXF32.15-4	S55202-V115	Dreiwegventil PN10 DN15 kvs=4 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	241,00	N4402
VXF32.25-10	S55202-V117	Dreiwegventil PN10 DN25 kvs=10 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	282,00	N4402
VXF32.25-6.3	S55202-V116	Dreiwegventil PN10 DN25 kvs=6,3 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	282,00	N4402
VXF32.40-16	S55202-V118	Dreiwegventil PN10 DN40 kvs=16 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	343,00	N4402
VXF32.40-25	S55202-V119	Dreiwegventil PN10 DN40 kvs=25 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	343,00	N4402
VXF32.50-40	S55202-V120	Dreiwegventil PN10 DN50 kvs=40 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	434,00	N4402
VXF32.65-63	S55202-V121	Dreiwegventil PN10 DN65 kvs=63 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	584,00	N4402
VXF32.80-100	S55202-V122	Dreiwegventil PN10 DN80 kvs=100 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	788,00	N4402
VXF42.100-125	S55204-V142	Dreiwegventil PN16 DN100 kvs=125 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1390,00	N4403
VXF42.100-160	S55204-V143	Dreiwegventil PN16 DN100 kvs=160 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1390,00	N4403
VXF42.125-200	S55204-V144	Dreiwegventil PN16 DN125 kvs=200 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1770,00	N4403
VXF42.125-250	S55204-V145	Dreiwegventil PN16 DN125 kvs=250 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	1770,00	N4403
VXF42.150-315	S55204-V146	Dreiwegventil PN16 DN150 kvs=315 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	2180,00	N4403
VXF42.150-400	S55204-V147	Dreiwegventil PN16 DN150 kvs=400 Hub=40mm Grauguss geflanscht	CG	2180,00	N4403
VXF42.15-1.6	S55204-V127	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=1,6 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	284,00	N4403
VXF42.15-2.5	S55204-V128	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	284,00	N4403

**Neues Produkt**

67

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VXF42.15-4	S55204-V129	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=4 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	284,00	N4403
VXF42.20-6.3	S55204-V130	Dreiwegventil PN16 DN20 kvs=6,3 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	305,00	N4403
VXF42.25-10	S55204-V132	Dreiwegventil PN16 DN25 kvs=10 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	331,00	N4403
VXF42.25-6.3	S55204-V131	Dreiwegventil PN16 DN25 kvs=6,3 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	331,00	N4403
VXF42.32-16	S55204-V133	Dreiwegventil PN16 DN32 kvs=16 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	364,00	N4403
VXF42.40-16	S55204-V134	Dreiwegventil PN16 DN40 kvs=16 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	404,00	N4403
VXF42.40-25	S55204-V135	Dreiwegventil PN16 DN40 kvs=25 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	404,00	N4403
VXF42.50-31.5	S55204-V136	Dreiwegventil PN16 DN50 kvs=31,5 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	508,00	N4403
VXF42.50-40	S55204-V137	Dreiwegventil PN16 DN50 kvs=40 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	508,00	N4403
VXF42.65-50	S55204-V138	Dreiwegventil PN16 DN65 kvs=50 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	685,00	N4403
VXF42.65-63	S55204-V139	Dreiwegventil PN16 DN65 kvs=63 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	685,00	N4403
VXF42.80-100	S55204-V141	Dreiwegventil PN16 DN80 kvs=100 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	930,00	N4403
VXF42.80-80	S55204-V140	Dreiwegventil PN16 DN80 kvs=80 Hub=20mm Grauguss geflanscht	CG	930,00	N4403
VXF43.100-125	S55206-V127	Dreiwegventil PN16 DN100 kvs=125 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	2500,00	N4404
VXF43.100-160	S55206-V117	Dreiwegventil PN16 DN100 kvs=160 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	2500,00	N4404
VXF43.125-200	S55206-V128	Dreiwegventil PN16 DN125 kvs=200 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	3300,00	N4404
VXF43.125-250	S55206-V118	Dreiwegventil PN16 DN125 kvs=250 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	3300,00	N4404
VXF43.150-315	S55206-V129	Dreiwegventil PN16 DN150 kvs=315 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	4510,00	N4404
VXF43.150-400	S55206-V119	Dreiwegventil PN16 DN150 kvs=400 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	4510,00	N4404
VXF43.65-50	S55206-V125	Dreiwegventil PN16 DN65 kvs=50 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	1440,00	N4404
VXF43.65-63	S55206-V115	Dreiwegventil PN16 DN65 kvs=63 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	1440,00	N4404
VXF43.80-100	S55206-V116	Dreiwegventil PN16 DN80 kvs=100 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	1890,00	N4404
VXF43.80-80	S55206-V126	Dreiwegventil PN16 DN80 kvs=80 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	1890,00	N4404
VXF53.100-160	S55208-V155	Dreiwegventil PN25 DN100 kvs=160 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	3050,00	N4405
VXF53.125-250	S55208-V156	Dreiwegventil PN25 DN125 kvs=250 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	4020,00	N4405
VXF53.150-400	S55208-V157	Dreiwegventil PN25 DN150 kvs=400 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	5500,00	N4405
VXF53.15-1.6	S55208-V140	Dreiwegventil PN25 DN15 kvs=1,6 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	474,00	N4405
VXF53.15-2.5	S55208-V141	Dreiwegventil PN25 DN25 kvs=2,5 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	474,00	N4405

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VXF53.15-4	S55208-V142	Dreiwegventil PN25 DN15 kvs=4 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	474,00	N4405
VXF53.20-6.3	S55208-V144	Dreiwegventil PN25 DN20 kvs=6,3 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	519,00	N4405
VXF53.25-10	S55208-V146	Dreiwegventil PN25 DN25 kvs=10 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	593,00	N4405
VXF53.25-6.3	S55208-V145	Dreiwegventil PN25 DN25 kvs=6,3 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	593,00	N4405
VXF53.32-16	S55208-V148	Dreiwegventil PN25 DN32 kvs=16 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	684,00	N4405
VXF53.40-16	S55208-V149	Dreiwegventil PN25 DN40 kvs=16 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	749,00	N4405
VXF53.40-25	S55208-V150	Dreiwegventil PN25 DN40 kvs=25 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	749,00	N4405
VXF53.50-40	S55208-V152	Dreiwegventil PN25 DN50 kvs=40 Hub=20mm Sphäroguss geflanscht	CG	1060,00	N4405
VXF53.65-63	S55208-V153	Dreiwegventil PN25 DN65 kvs=63 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	1780,00	N4405
VXF53.80-100	S55208-V154	Dreiwegventil PN25 DN80 kvs=100 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht	CG	2300,00	N4405
VXF63.100-125	S55210-V143	Dreiwegventil PN40 DN100 kvs=125 Hub=40mm Stahlguss geflanscht	CG	6390,00	A6V11459527
VXF63.125-200	S55210-V144	Dreiwegventil PN40 DN125 kvs=200 Hub=40mm Stahlguss geflanscht	CG	8070,00	A6V11459527
VXF63.150-315	S55210-V145	Dreiwegventil PN40 DN150 kvs=315 Hub=40mm Stahlguss geflanscht	CG	10500,00	A6V11459527
VXF63.15-1.6	S55210-V131	Dreiwegventil PN40 DN15 kvs=1,6 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1700,00	A6V11459527
VXF63.15-2.5	S55210-V132	Dreiwegventil PN40 DN15 kvs=2,5 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1700,00	A6V11459527
VXF63.15-4	S55210-V133	Dreiwegventil PN40 DN15 kvs=4 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1700,00	A6V11459527
VXF63.20-6.3	S55210-V134	Dreiwegventil PN40 DN20 kvs=6,3 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1820,00	A6V11459527
VXF63.25-10	S55210-V136	Dreiwegventil PN40 DN25 kvs=10 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1880,00	A6V11459527
VXF63.25-6.3	S55210-V135	Dreiwegventil PN40 DN25 kvs=6,3 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	1880,00	A6V11459527
VXF63.32-16	S55210-V137	Dreiwegventil PN40 DN32 kvs=16 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	2130,00	A6V11459527
VXF63.40-16	S55210-V138	Dreiwegventil PN40 DN40 kvs=16 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	2340,00	A6V11459527
VXF63.40-25	S55210-V139	Dreiwegventil PN40 DN40 kvs=25 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	2340,00	A6V11459527
VXF63.50-31.5	S55210-V140	Dreiwegventil PN40 DN50 kvs=31,5 Hub=20mm Stahlguss geflanscht	CG	3010,00	A6V11459527
VXF63.65-50	S55210-V141	Dreiwegventil PN40 DN65 kvs=50 Hub=40mm Stahlguss geflanscht	CG	3780,00	A6V11459527
VXF63.80-80	S55210-V142	Dreiwegventil PN40 DN80 kvs=80 Hub=40mm Stahlguss geflanscht	CG	4820,00	A6V11459527
VXG41.1301	BPZ:VXG41.1301	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=1,6 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	311,00	N4463
VXG41.1401	BPZ:VXG41.1401	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	311,00	N4463
VXG41.15	BPZ:VXG41.15	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=4 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	311,00	N4463

**Neues Produkt**

69

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VXG41.1501	BPZ:VXG41.1501	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=4 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	359,00	N4463
VXG41.20	BPZ:VXG41.20	Dreiwegventil PN16 DN20 kvs=6,3 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	359,00	N4463
VXG41.2001	BPZ:VXG41.2001	Dreiwegventil PN16 DN20 kvs=6,3 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	412,00	N4463
VXG41.25	BPZ:VXG41.25	Dreiwegventil PN16 DN25 kvs=10 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	408,00	N4463
VXG41.2501	BPZ:VXG41.2501	Dreiwegventil PN16 DN25 kvs=10 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	468,00	N4463
VXG41.32	BPZ:VXG41.32	Dreiwegventil PN16 DN32 kvs=16 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	455,00	N4463
VXG41.3201	BPZ:VXG41.3201	Dreiwegventil PN16 DN32 kvs=16 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	521,00	N4463
VXG41.40	BPZ:VXG41.40	Dreiwegventil PN16 DN40 kvs=25 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	508,00	N4463
VXG41.4001	BPZ:VXG41.4001	Dreiwegventil PN16 DN40 kvs=25 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	579,00	N4463
VXG41.50	BPZ:VXG41.50	Dreiwegventil PN16 DN50 kvs=40 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	567,00	N4463
VXG41.5001	BPZ:VXG41.5001	Dreiwegventil PN16 DN50 kvs=40 Hub=20mm Rotguss geschraubt	CG	654,00	N4463
VXG44.15-0.25	BPZ:VXG44.15-0.25	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=0,25 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4464
VXG44.15-0.4	BPZ:VXG44.15-0.4	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=0,4 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4464
VXG44.15-0.63	BPZ:VXG44.15-0.63	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=0,63 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4464
VXG44.15-1	BPZ:VXG44.15-1	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=1 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4464
VXG44.15-1.6	BPZ:VXG44.15-1.6	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=1,6 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4464
VXG44.15-2.5	BPZ:VXG44.15-2.5	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4464
VXG44.15-4	BPZ:VXG44.15-4	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=4 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	150,00	N4464
VXG44.20-6.3	BPZ:VXG44.20-6.3	Dreiwegventil PN16 DN20 kvs=6,3 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	158,00	N4464
VXG44.25-10	BPZ:VXG44.25-10	Dreiwegventil PN16 DN25 kvs=10 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	183,00	N4464
VXG44.32-16	BPZ:VXG44.32-16	Dreiwegventil PN16 DN32 kvs=16 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	247,00	N4464
VXG44.40-25	BPZ:VXG44.40-25	Dreiwegventil PN16 DN40 kvs=25 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	323,00	N4464
VXI46.15/2	S55249-V109	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=2,15 Hub=2,5mm Messing Innengewinde	CG	34,00	A6V10421629
VXI46.20/2	S55249-V110	Dreiwegventil PN16 DN20 kvs=3,5 Hub=2,5mm Messing Innengewinde	CG	47,20	A6V10421629
VXI46.25/2	S55249-V111	Dreiwegventil PN16 DN25 kvs=5,00 Hub=2,5mm Messing Innengewinde	CG	72,60	A6V10421629
VXP45.10-0.25	BPZ:VXP45.10-0.25	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,25 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	68,20	N4845
VXP45.10-0.4	BPZ:VXP45.10-0.4	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,4 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	68,20	N4845
VXP45.10-0.63	BPZ:VXP45.10-0.63	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,63 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	66,50	N4845

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
VXP45.10-1	BPZ:VXP45.10-1	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=1 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	66,50	N4845
VXP45.10-1.6	BPZ:VXP45.10-1.6	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=1,6 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	66,50	N4845
VXP45.15-2.5	BPZ:VXP45.15-2.5	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	79,90	N4845
VXP45.20-4	BPZ:VXP45.20-4	Dreiwegventil PN16 DN20 kvs=4 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	93,40	N4845
VXP45.25-10	BPZ:VXP45.25-10	Dreiwegventil PN16 DN25 kvs=10 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	186,00	N4845
VXP45.25-6.3	BPZ:VXP45.25-6.3	Dreiwegventil PN16 DN25 kvs=6,3 Hub=5,5mm Rotguss geschr.	CG	152,00	N4845
VXP45.32-16	BPZ:VXP45.32-16	Dreiwegventil PN16 DN32 kvs=16 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	250,00	N4845
VXP45.40-25	BPZ:VXP45.40-25	Dreiwegventil PN16 DN40 kvs=25 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt	CG	323,00	N4845
VXP47.10-0.25	BPZ:VXP47.10-0.25	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,25 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	54,50	N4847
VXP47.10-0.4	BPZ:VXP47.10-0.4	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,4 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	54,50	N4847
VXP47.10-0.63	BPZ:VXP47.10-0.63	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=0,63 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	53,00	N4847
VXP47.10-1	BPZ:VXP47.10-1	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=1 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	53,00	N4847
VXP47.10-1.6	BPZ:VXP47.10-1.6	Dreiwegventil PN16 DN10 kvs=1,6 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	53,00	N4847
VXP47.15-2.5	BPZ:VXP47.15-2.5	Dreiwegventil PN16 DN15 kvs=2,5 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	63,40	N4847
VXP47.20-4	BPZ:VXP47.20-4	Dreiwegventil PN16 DN20 kvs=4 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt	CG	74,60	N4847
WFK240.D080	S55560-F110	Modularer mechanischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m³/h G3/4" <50° 80mm	CK	29,00	A6V12048975
WFK240.D110	S55560-F111	Modularer mechanischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m³/h G3/4" <50° 110mm	CK	29,00	A6V12048975
WFK240.E130	S55560-F112	Modularer mechanischer Kaltwasserzähler Q3=4,0m³/h G1" <50° 130mm	CK	36,10	A6V12048975
WFK30.D080	S55560-F100	Mechanischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m³/h G3/4 30° 80mm AP	CK	31,80	N5326
WFK30.D110	S55560-F101	Mechanischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m³/h G3/4 30° 110mm AP	CK	31,80	N5326
WFK30.E130	JXF:WFK30.E130	Mechanischer Kaltwasserzähler Q3=4m³/h G1 30° 130mm AP	CK	39,00	N5326
WFK636.D080	S55560-F116	Mechanischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m³/h G3/4 30° 80mm AP	CK	86,10	A6V12128928
WFK636.D110	S55560-F117	Mechanischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m³/h G3/4 30° 110mm AP	CK	86,10	A6V12128928
WFM501-E000HO	S55561-F177	El. Flügelrad Wärmezähler Qn=0,6m³/h EL=110mm G3/4" PN16 Batterie	CK	212,00	N5323
WFM502-E000HO	S55561-F178	El. Flügelrad Wärmezähler Qn=1,5m³/h EL=110mm G3/4" PN16 Batterie	CK	204,00	N5323
WFM503-J000HO	S55561-F179	El. Flügelrad Wärmezähler Qn=2,5m³/h EL=130mm G1" PN16 Batterie	CK	218,00	N5323
WFM541-G000HO	S55561-F239	El. Flügelrad M-Bus Wärmezähler Qn=0,6m³/h EL=110mm G3/4" PN16 Batterie	CK	259,00	A6V10800216
WFM542-G000HO	S55561-F241	El. Flügelrad M-Bus Wärmezähler Qn=1,5m³/h EL=110mm G3/4" PN16 Batterie	CK	259,00	A6V10800216
WFM543-L000HO	S55561-F242	El. Flügelrad M-Bus Wärmezähler Qn=2,5m³/h EL=130mm G1" PN16 Batterie	CK	259,00	A6V10800216

**Neues Produkt**

71

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
WFW240.D080	S55560-F113	Modularer mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4" 30-90° 80mm	CK	29,30	A6V12048975
WFW240.D110	S55560-F114	Modularer mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4" 30-90° 80mm	CK	29,30	A6V12048975
WFW240.E130	S55560-F115	Modularer mechanischer Warmwasserzähler Q3=4,0m3/h G1" 30-90° 130mm	CK	37,80	A6V12048975
WFW30.D080	S55560-F102	Mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 90° 80mm AP	CK	36,80	N5326
WFW30.D110	S55560-F103	Mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 90° 110mm AP	CK	36,80	N5326
WFW30.E130	JXF:WFW30.E130	Mechanischer Warmwasserzähler Q3=4m3/h G1" 90° 130mm AP	CK	43,50	N5326
WFW636.D080	S55560-F118	Mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 90° 80mm AP	CK	86,10	A6V12128928
WFW636.D110	S55560-F119	Mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 90° 110mm AP	CK	86,10	A6V12128928
WFZ.R2	S55563-F151	Anschlussverschraubungsset G3/4" auf 1/2"AG inkl. Dichtungen	CK	7,58	N5340
WFZ.R2-1	S55563-F152	Anschlussverschraubungsset G1" auf 3/4"AG inkl. Dichtungen	CK	18,00	N5340
WFZ311	S55563-F158	MBus Aufsatzmodul für WFx30... Wasserzähler	CK	57,70	A6V11991477
WFZ43	S55563-F135	Impuls Aufsatzmodul mit NAMUR Beschaltung für WFx40... Wasserzähler	CK	26,20	N5302
WFZ44	S55563-F134	Impuls Aufsatzmodul mit Reed- Kontakt für WFx40... Wasserzähler	CK	20,20	N5302
WFZ51	S55563-F131	MBus Aufsatzmodul für WFx5... Wärmezähler	CK	124,00	N5323
WFZ661	S55563-F147	Funk Aufsatzmodule (10 Stk.) für WFx30... Wasserzähler	CK	66,30	A6V10986918
WFZ662	S55563-F153	Funk Aufsatzmodul für WFM5... Wärmemengenzähler	CK	142,00	N5323
WRI982	S55621-H112	Verbrauchsdateninterface KNX-Funk	CD	196,00	N2735
WSM506-0E	S55561-F133	Ultraschallwärmezähler 0,6m3/h MID Kl.2 110mm G3/4" PN16 Batterie	CK	267,00	N5372
WSM506-BE	S55561-F194	Ultraschallwärmezähler 0,6m3/h M-Bus, MID Kl.2 110mm G3/4" PN16 Batt.	CK	297,00	N5372
WSM506-FE	S55561-F246	Ultraschallwärmezähler 0,6m3/h, M-Bus Funk, 110mm, G3/4", PN16, Bat.	CK	323,00	N5372
WSM515-0E	S55561-F135	Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h MID Kl.2 110mm G3/4" PN16 Batterie	CK	267,00	N5372
WSM515-BE	S55561-F195	Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h M-Bus, MID Kl.2 110mm G3/4" PN16 Batt.	CK	297,00	N5372
WSM515-FE	S55561-F247	Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h M-Bus Funk, 110mm G3/4" PN16 Batt.	CK	323,00	N5372
WSM525-0E	S55561-F137	Ultraschallwärmezähler 2,5m3/h MID Kl.2 130mm G1" PN16 Batterie	CK	274,00	N5372
WSM525-BE	S55561-F196	Ultraschallwärmezähler 2,5m3/h M-Bus, MID Kl.2 130mm G1" PN16 Batt.	CK	305,00	N5372
WSM525-FE	S55561-F248	Ultraschallwärmezähler 2,5m3/h M-Bus Funk, 130mm G1" PN16 Batt.	CK	331,00	N5372
WSM606-BE	S55561-F249	Ultraschallwärmezähler 0,6m3/h M-Bus, MID Kl.2 110mm G3/4" PN16 Batt.	CK	313,00	N5372
WSM615-BE	S55561-F250	Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h M-Bus, MID Kl.2 110mm G3/4" PN16 Batt.	CK	313,00	N5372
WSM625-BE	S55561-F251	Ultraschallwärmezähler 2,5m3/h M-Bus, MID Kl.2 130mm G1" PN16 Batt.	CK	313,00	N5372
WSM805-FBBAE3A	S55561-F269	Ultraschallwärmezähler 0,6m3/h M-Bus, MID Kl.2 110mm G3/4" PN16 Batt.	CK	400,00	A6V11905989
WSM821-FBBAE3A	S55561-F270	Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h M-Bus, MID Kl.2 110mm G3/4" PN16 Batt.	CK	400,00	A6V11905989

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
WSM836-FBBAE3A	S55561-F271	Ultraschallwärmezähler 2,5m3/h M-Bus, MID Kl.2 130mm G1" PN16 Batt.	CK	412,00	A6V11905989
WTV531-GA5060	S55563-F145	M-BUS Pegelwandler für bis zu 60 M-Bus Wärmezähler/Regler-auslesung	CK	685,00	A6V10844290
WTV676-HB6035	S55563-F150	M-BUS Zentrale f. Draht / Funk Fernauslesung	CK	1710,00	A6V11157961
WTX631-GA0090	S55563-F159	M-BUS Pegelwandler für bis zu 250 M-Bus Wärmezähler/Regler-auslesung	CK	1340,00	A6V11742346
WTX660-E05060	S55563-F149	M-BUS Funk Konverter f.wireless M-Bus Geräte	CK	572,00	A6V11135903
WZM-E1	S55563-F123	Zählerschraubung für 2WR6 und UH50 Zähler mit 1" Anschluß	CK	20,00	UH106-000
WZM-E34	S55563-F124	Zählerschraubung für 2WR6 und UH50 Zähler mit 3/4" Anschluß	CK	14,80	UH106-000
WZM-E54	S55563-F125	Zählerschraubung 1 Paar G 5/4" x R 1" für UH50..Wärmezähler	CK	38,10	UH106-000
WZM-F190	BPZ:WZM-F190	Zählerersatzstück 190mm PN16 DN20 für UH50.. Wärmezähler	CK	146,00	UH106-000
WZM-F260	BPZ:WZM-F260	Zählerersatzstück 260mm PN16 DN25 für UH50.. Wärmezähler	CK	162,00	UH106-000
WZM-F270	LYU:WZM-F270	Zählerersatzstück 270mm PN16 DN50 für UH50.. Wärmezähler	CK	194,00	UH106-000
WZM-F300	LYU:WZM-F300	Zählerersatzstück 300mm PN16 DN40 für UH50.. Wärmezähler	CK	204,00	UH106-000
WZM-F300.65	LYU:WZM-F300.65	Zählerersatzstück 300mm PN16 DN65 für UH50.. Wärmezähler	CK	257,00	UH106-000
WZM-F300.80	LYU:WZM-F300.80	Zählerersatzstück 300mm PN16 DN80 für 2WR5.., UH50.. Wärmezähler	CK	268,00	UH106-000
WZM-F360.100.16	LYU:WZM-F360.100-16	Zählerersatzstück 360mm PN16 DN100 für UH50.. Wärmezähler	CK	366,00	UH106-000
WZM-F360.100.25	LYU:WZM-F360.100-25	Zählerersatzstück 360mm PN25 DN100 für UH50.. Wärmezähler	CK	628,00	UH106-000
WZM-G110	LYU:WZM-G110	Zählerersatzstück 110mm PN16 G3/4" für UH50.. Wärmezähler	CK	15,10	UH106-000
WZM-G130	LYU:WZM-G130	Zählerersatzstück 130mm PN16 G1" für UH50.. Wärmezähler	CK	17,80	UH106-000
WZM-G190	LYU:WZM-G190	Zählerersatzstück 190mm PN16 G1" für UH50.. Wärmezähler	CK	32,00	UH106-000
WZM-G260	LYU:WZM-G260	Zählerersatzstück 260mm PN16 G1-1/4 für UH50.. Wärmezähler	CK	43,20	UH106-000
WZR-OP-USB	LYU:WZR-OP-USB	Optokopf für die Kommunikation Sonogyr/HEAT über USB-Schnittst	CK	632,00	n.Verf.
WZT-A12	S55563-F116	Adapter M10x1 auf G1/2B f. 27,5/38mm Fühler 2WR5.., UH50..	CK	13,00	UH106-000
WZT-G10	S55563-F121	Einschweissmuffe M10x1 90° f. 27,5/38mm Fühler 2WR5.., UH50..	CK	7,63	UH106-000
WZT-G12	S55563-F122	Einschweissmuffe G1/2" 45° f. 100mm Fühler 2WR5.., UH50..	CK	19,10	UH106-000
WZT-GLG	LYU:WZT-GLG	Einschweissmuffe G1/2" 90° f. Schutzrohr	CK	11,10	UH106-000
WZT-K12	S55563-F104	Kugelhahn Rp 1/2" mit Fühleraufnahme M10x1, für DS- Fühler, Länge 28mm	CK	36,10	N5333
WZT-K34	S55563-F120	Kugelhahn Rp 3/4" mit Fühleraufnahme M10x1, für DS- Fühler, Länge 28mm	CK	36,10	N5333
WZT-S100	S55563-F117	Schutzrohr G1/2B für 100mm Fühler für UH50..	CK	32,00	UH106-000
WZT-S150	S55563-F118	Schutzrohr G1/2B für 150mm Fühler für UH50..	CK	41,90	UH106-000
WZU-485E-MOD	LYU:WZU-485E-MOD	Modbus / BACNet / MBUS Modul für UH50.. Wärmezähler	CK	248,00	WZU-485E-MOD
WZU-AC110/230-15	S55563-F154	Netzmodul 110/230VAC Kabel 1,5m für UH50.. Wärmezähler	CK	79,00	UH106-000
WZU-AC110/230-50	LYU:WZU-AC110/230-50	Netzmodul 110/230VAC Kabel 5,0m für UH50.. Wärmezähler	CK	91,70	UH106-000
WZU-ACDC24-50	S55563-F156	Netzmodul 24V AC/DC; ohne Kabel für UH50.. Wärmezähler	CK	112,00	UH106-000
WZU-AM	LYU:WZU-AM	Modul Analogausgang 0/4-20mA/0-10VDC f.UH50 Wärmezähler	CK	628,00	UH106-000
WZU-BD	BPZ:WZU-BD	Modul Batterieversorgung 6 Jahre für UH50... Wärmezähler	CK	53,90	UH106-000

Neues Produkt

73

## Preisliste HLK-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Gerätetyp	Artikel-Nr	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
WZU-LORA		Funkmodul LoRa WAN, 868MHz f. UH50.. Zähler ab FW=5.15	CK	250,00	UH106-000
WZU-LORA-EXT		Funkmodul LoRa WAN, 868MHz f. UH50.. Zähler ab FW=5.15 f.ext.Antenne	CK	381,00	UH106-000
WZU-MB-G4	S55563-F110	Modul M-BUS für UH50.. Wärmezähler mit Firmware ab 5.15	CK	77,50	UH106-000
WZU-MI	S55563-F108	Modul M-BUS mit 2 Impulseingänge für UH50.. mit Firmware ab 5.15	CK	117,00	UH106-000
WZU-NE	LYU:WZU-NE	Netzteil 24V für UH50 Module WZU-AM und WZU-485E...	CK	114,00	UH502-000
WZU-P2	S55563-F107	Modul Puls(2x) Standard/Schnell für UH50.. Wärmezähler	CK	41,00	UH106-000
WZU-P2L	LYU:WZU-P2L	Modul Puls(2x) Standard/Schnell für UH50.. Wärmezähler + OptoMOS	CK	60,90	UH106-000
WZU-RF	LYU:WZU-RF	Funkmodul 868MHz für UH50.. Wärmezähler mit Firmware ab 5.17	CK	165,00	UH106-000
Z155/100	BPZ:Z155/100	Blindflansch PN16 DN100	CG	251,00	N4454
Z155/15F	BPZ:Z155/15F	Blindflansch PN16 DN15	CG	112,00	N4454
Z155/20F	BPZ:Z155/20F	Blindflansch PN16 DN20	CG	122,00	N4454
Z155/25F	BPZ:Z155/25F	Blindflansch PN16 DN25	CG	135,00	N4454
Z155/32F	BPZ:Z155/32F	Blindflansch PN16 DN32	CG	145,00	N4454
Z155/40	BPZ:Z155/40	Blindflansch PN16 DN40	CG	156,00	N4454
Z155/50	BPZ:Z155/50	Blindflansch PN16 DN50	CG	168,00	N4454
Z155/65	BPZ:Z155/65	Blindflansch PN16 DN 65	CG	184,00	N4454
Z155/80	BPZ:Z155/80	Blindflansch PN16 DN 80	CG	199,00	N4454
Z366	BPZ:Z366	Spindelheizung f. M3K../MXG461B.. für Kälteträgerkreisläufe	CG	236,00	N4461
ZM250	BPZ:ZM250	Signalumformer gross IP31 für Magnetventile IP31	CG	524,00	N4454

## Preisliste KNX-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Artikel-Nr	Gerätetyp	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
5WG1117-2AB12	UP 117/12	UP 117/12 Busankoppler (BTM)	CN	39,60	UP117_12
5WG1118-4AB01	AP 118/01	AP 118 KNX Automationsmodulbox	CM	40,30	AP118_01
5WG1120-1AB02	N 120/02	N 120/02 Drossel 640 mA	CM	84,00	N120_02
5WG1125-1AB02	N 125/02	N 125/02 Spannungsversorgung 160mA	CM	174,00	N125
5WG1125-1AB12	N 125/12	N 125/12 Spannungsversorgung 320mA	CP	242,00	N125
5WG1125-1AB22	N 125/22	N 125/22 Spannungsversorgung 640mA	CP	333,00	N125
5WG1125-4AB23	RL 125/23	RL 125/23 dezentrale Spannungsversorgung 80mA	CM	95,30	RL125_23
5WG1140-1AB13	N 140/13	N 140/13 Linien-/Bereichskoppler	CP	378,00	N140_13
5WG1141-1AB03	N 141/03	N 141/03 KNX/DALI Gateway plus, 1-Kanal	CP	551,00	N141
5WG1141-1AB21	N 141/21	N 141/21 KNX/DALI Gateway plus, 2-Kanal	CP	862,00	N141
5WG1141-1AB31	N 141/31	N 141/31 Twin-Gateway KNX / DALI	CP	599,00	N141
5WG1141-2AB71	UP 141/71	UP 141/71 DALI Tastereingang 4-fach	CN	85,70	UP141_71
5WG1143-1AB01	N 143/01	N 143/01 IP Gateway KNX/BACnet	CQ	574,00	N143_01
5WG1146-1AB03	N 146/03	N 146/03 IP Router Secure	CP	535,00	N146_03
5WG1148-1AB12	N 148/12	N 148/12 USB-Schnittstelle	CP	239,00	N148_12
5WG1148-1AB23	N 148/23	N 148/23 IP Schnittstelle Secure	CP	277,00	N148_23
5WG1152-1AB01	N 152/01	N 152 IP Control Center	CQ	1250,00	N152_01
5WG1190-8AD01	S 190/01	S 190/01 Überspannungsschutz DEHN Gerätefeinschutz f.Busgeräte	CN	80,40	S190
5WG1193-8AB01	S 193/01	S 193/01 Busklemme 193 rot/dunkelgrau 2-polig 4 Steckanschlüsse	CQ	1,24	S193
5WG1205-2AB21	UP 205/21	Touch Control TC5 UP 205/21, schwarz	CQ	395,00	A6V11980238
5WG1220-2AB21	UP 220/21	UP 220/21 Tasterschnittst. 2x pot.freier Kontakt/Ausgang LED-Anst.	CP	57,60	UP220_21_31
5WG1220-2DB31	UP 220D31	UP 220/31 Tasterschnittst 4 x pot.freier Kontakt/Ausgang LED-Anst.	CP	100,00	UP220_21_31
5WG1221-2DB12	UP 221/12	UP 221/2 Taster 1-fach ohne Status-LED neut DELTA i-system titanweiß	CN	65,30	UP22x
5WG1221-2DB13	UP 221/13	UP 221/3 Taster 1-fach mit Status-LED neut DELTA i-system titanweiß	CN	76,10	UP22x
5WG1221-2DB32	UP 221/32	UP 221/2 Taster 1-fach ohne Status-LED neut DELTA i-system alu-met	CN	70,80	UP22x
5WG1221-2DB33	UP 221/33	UP 221/3 Taster 1-fach mit Status-LED neut DELTA i-system alu-met	CN	81,90	UP22x
5WG1222-2DB12	UP 222/12	UP 222/2 Taster 2-fach ohne Status-LED neut DELTA i-system titanweiß	CN	81,40	UP22x
5WG1222-2DB13	UP 222/13	UP 222/3 Taster 2-fach mit Status-LED neut DELTA i-system titanweiß	CN	86,70	UP22x
5WG1222-2DB32	UP 222/32	UP 222/2 Taster 2-fach ohne Status-LED neut DELTA i-system alu-met	CN	87,60	UP22x
5WG1222-2DB33	UP 222/33	UP 222/3 Taster 2-fach mit Status-LED neut DELTA i-system alu-met	CN	93,50	UP22x
5WG1223-2AB14	UP 223/14	UP 223/4 Taster 3-fach mit Status-LED neut Szenenbaust. Raum-T+rF	CN	119,00	UP223_14
5WG1223-2AB34	UP 223/34	UP 223/4 Taster 3-fach mit Status-LED neut Szenenbaust. Raum-T+rF	CN	127,00	UP223_14
5WG1223-2DB12	UP 223/12	UP 223/2 Taster 3-fach ohne Status-LED neut DELTA i-system titanweiß	CN	86,70	UP22x
5WG1223-2DB13	UP 223/13	UP 223/3 Taster 3-fach mit Status-LED neut DELTA i-system titanweiß	CN	104,00	UP22x
5WG1223-2DB15	UP 223/15	UP 223/5 Taster 3-fach mit Status-LED neut Szenenbaust. IR-Empfängerdek	CN	169,00	UP223_15
5WG1223-2DB32	UP 223/32	UP 223/2 Taster 3-fach ohne Status-LED neut DELTA i-system alu-met	CN	93,50	UP22x
5WG1223-2DB33	UP 223/33	UP 223/3 Taster 3-fach mit Status-LED neut DELTA i-system alu-met	CN	110,00	UP22x
5WG1223-2DB35	UP 223/35	UP 223/5 Taster 3-fach mit Status-LED neut Szenenbaust. IR-Empfängerdek	CN	179,00	UP223_15
5WG1227-2AB11	UP 227	UP 227 Raumbediengerät	CN	271,00	UP227_11
5WG1237-2KB11	UP 237K11	UP 237K Raumtemperaturregler DELTA i-system titanweiß	CN	161,00	UP237_254
5WG1254-3EY02	AP 254/02	AP 254/02 Kombisensor zur Helligkeits- und Temperaturmessung	CN	335,00	AP254_02
5WG1255-2DB21	UP 255D21	UP 255D21 Helligkeitsfühler	CN	123,00	UP255_258
5WG1255-7AB11	S 255/11	S 255/11 IR-Fernbedienung für Präsenzmelder UP 258D11 und UP 258E21	CN	50,20	S255_11
5WG1257-3AB51	AP 257/51	AP 257/51 Wetterstation	CQ	375,00	AP257_x1

**Neues Produkt**

75

## Preisliste KNX-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Artikel-Nr	Gerätetyp	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
5WG1257-3AB61	AP 257/61	AP 257/61 Wetterzentrale GPS	CQ	925,00	AP257_x1
5WG1258-2DB12	UP 258D12	UP 258D12 Präsenzmelder mit Helligkeitsfühler	CN	131,00	UP255_258
5WG1258-2DB31	UP 258D31	UP 258D31 Präsenzmelder WIDE, IP54	CN	210,00	UP258_2DB31
5WG1258-2DB41	UP 258D41	UP 258D41 Präsenzmelder WIDE pro - inkl. Rel.Feuchte, IP20	CN	334,00	UP258_2DB31
5WG1258-2DB51	UP 258D51	UP 258D51 Präsenzmelder WIDE multi - inkl. Rel.Feuchte und CO2, IP20	CN	471,00	UP258_2DB31
5WG1258-2DB61	UP 258D61	UP 258D61 Präsenzmelder WIDE DualTech - mit Ultraschallsensor	CN	230,00	UP258_2DB61
5WG1258-2EB22	UP 258E22	UP 258E22 Praesenzmelder Desk	CN	163,00	UP255_258
5WG1258-7EB01	AP 258E01	AP 258E01 Aufputzgehäuse für Präsenzmelder UP 258Ex1	CN	24,00	UP255_258
5WG1258-7EB11	AP 258E11	AP 258E11 Aufputzgehäuse Typ B für Präsenzmelder UP 258 WIDE	CN	25,00	A6V11895380
5WG1260-4AB23	RL 260/23	RL 260/23 KNX Binäreingang 4-fach AC/DC 12V...230V als Einbaugerät	CM	161,00	RL260_23
5WG1262-1EB01	N 262E01	N 262E01 Binäreingabegerät 8 x potentialfreier Kontakt	CP	273,00	N262_01
5WG1262-1EB11	N 262E11	N 262E11 Binäreingabegerät 16 x potentialfreier Kontakt	CM	410,00	N262_11
5WG1263-1EB01	N 263E01	N 263E01 Binäreingabegerät 8 x AC/DC 12...230 V	CP	273,00	N263_01
5WG1263-1EB11	N 263E11	N 263E11 Binäreingabegerät 16 x AC 12...230 V / DC 12...115 V	CM	410,00	N263_11
5WG1264-1EB11	N 264E11	N 264E11 Binäreingabegerät 8 x AC/DC 12-230 V + 8x pot.freier Kontakt	CM	410,00	N264_11
5WG1285-2DB12	UP 285/12	UP 285/2 Taster 1-fach ohne Status-LED neut DELTA style titanweiß	CN	86,30	UP28x
5WG1285-2DB13	UP 285/13	UP 285/3 Taster 1-fach mit Status-LED neut DELTA style titanweiß	CN	91,40	UP28x
5WG1285-2DB42	UP 285/42	UP 285/2 Taster 1-fach ohne Status-LED neut DELTA style platinmetallic	CN	92,90	UP28x
5WG1285-2DB43	UP 285/43	UP 285/3 Taster 1-fach mit Status-LED neut DELTA style platinmetallic	CN	107,00	UP28x
5WG1286-2DB12	UP 286/12	UP 286/2 Taster 2-fach ohne Status-LED neut DELTA style titanweiß	CN	97,10	UP28x
5WG1286-2DB13	UP 286/13	UP 286/3 Taster 2-fach mit Status-LED neut DELTA style titanweiß	CN	104,00	UP28x
5WG1286-2DB42	UP 286/42	UP 286/2 Taster 2-fach ohne Status-LED neut DELTA style platinmetallic	CN	114,00	UP28x
5WG1286-2DB43	UP 286/43	UP 286/3 Taster 2-fach mit Status-LED neut DELTA style platinmetallic	CN	120,00	UP28x
5WG1287-2AB14	UP 287/14	UP 287/4 Taster 4-fach mit Status-LED neut Szenenbaust. Raum-T+rF	CN	160,00	UP287_14
5WG1287-2AB44	UP 287/44	UP 287/4 Taster 4-fach mit Status-LED neut Szenenbaust. Raum-T+rF	CN	185,00	UP287_14
5WG1287-2DB12	UP 287/12	UP 287/2 Taster 4-fach ohne Status-LED neut DELTA style titanweiß	CN	130,00	UP28x
5WG1287-2DB13	UP 287/13	UP 287/3 Taster 4-fach mit Status-LED neut DELTA style titanweiß	CN	143,00	UP28x
5WG1287-2DB42	UP 287/42	UP 287/2 Taster 4-fach ohne Status-LED neut DELTA style platinmetallic	CN	152,00	UP28x
5WG1287-2DB43	UP 287/43	UP 287/3 Taster 4-fach mit Status-LED neut DELTA style platinmetallic	CN	166,00	UP28x
5WG1290-7AB11	S 290/11	S 290 Tür-/Fensterkontakt weiß	CN	18,60	S290
5WG1305-1AB01	N 305/01	N 305 Szenen- / Ereignisbaustein	CQ	155,00	N305
5WG1425-7AB72	S 425/72	S 425/72 Infrarot-Handsender mit 16 Kanälen	CN	130,00	S425
5WG1450-7AB03	S 450/03	S 450 IR-Empfängerdekoder	CN	204,00	S450
5WG1501-1AB01	N 501/01	N 501 Kombi-Jalousieaktor 4x AC230V 6A 8 x Binäreingang	CP	419,00	N501
5WG1502-1AB02	N 502/02	N 502/02 Kombi-Schaltaktor 8x IN AC/DC 12...230 V 8x OUT AC230V 16A	CP	516,00	N502
5WG1510-2AB03	UP 510/03	UP 510/03 KNX Binärausgabegerät 2x10A AC230V UP-Gerät mit Hängeb.	CM	139,00	UP510_03
5WG1510-2AB13	UP 510/13	UP 510/13 KNX Binärausgabegerät 2x10A AC230V UP-Gerät ohne Hängeb.	CM	130,00	UP510_13
5WG1510-2AB23	RS 510/23	RS 510/23 KNX Binärausgabegerät (Relais) 2x 10A AC230V als Einbaugerät	CM	108,00	RS510_23
5WG1510-2KB23	RS 510K23	RS 510K23 Thermoantriebaktor, 2x 1,5A	CM	130,00	RS510K23
5WG1511-2AB10	UP 511/10	UP 511/10 Schaltaktor 1x AC230V 16A; 2x Binäreingang potenzialfrei	CM	161,00	UP511_10
5WG1512-1AB11	N 512/11	N 512/11 Schaltaktor-Hauptmodul 3x 16AX C-Last Laststrom-Überwachung	CM	256,00	N512_11
5WG1512-1AB21	N 512/21	N 512/21 Schaltaktor-Erweiterung 3x 16AX C-Last Laststrom-Überwachung	CP	129,00	N512_21
5WG1512-4AB23	RL 512/23	RL 512/23 KNX Schaltaktor (Relais) 1x 16AX bei AC230V als Einbaugerät	CM	92,60	RL512_23
5WG1513-1AB11	N 513/11	N 513/11 Schaltaktor-Hauptmodul 3x 20AX C-Last Laststrom-Überwachung	CM	314,00	N513_11

## Preisliste KNX-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Artikel-Nr	Gerätetyp	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
5WG1513-1AB21	N 513/21	N 513/21 Schaltaktor-Erweiterung 3x 20AX C-Last Laststrom-Überwachung	CM	157,00	N513_21
5WG1513-4DB23	RL 513D23	RL 513/23 KNX Binärausgabegerät (Relais) 3x 6A AC230V als Einbaugerät	CM	124,00	RL513_23
5WG1520-2AB03	UP 520/03	UP 520/03 KNX Jalousieaktor 1x 6A AC230V als UP-Gerät mit Hängebügel	CM	136,00	UP520_03
5WG1520-2AB13	UP 520/13	UP 520/13 KNX Jalousieaktor 1x 6A AC230V als UP-Gerät ohne Hängebügel	CM	126,00	UP520_13
5WG1520-2AB23	RS 520/23	RS 520/23 KNX Jalousieaktor 1x 6A AC230V als Einbaugerät	CM	106,00	RS520_23
5WG1520-2AB31	UP 520/31	UP 520/31 Jalousieaktor	CM	193,00	UP520_31
5WG1521-4AB23	RL 521/23	RL 521/23 KNX Jalousieaktor 2x 6A AC230V als Einbaugerät	CM	153,00	RL521_23
5WG1523-1AB04	N 523/04	N 523/04 Jalousieaktor 4x AC230V 6A	CP	352,00	N523_04
5WG1525-1DB11	N 525D11	N 525/11 Schalt-/Dimmaktor, 2xDALI Broadcast	CM	255,00	N525_11
5WG1525-2AB03	UP 525/03	UP 525/03 KNX Universaldimmer 1x250VA AC230V UP mit Hängeb.	CM	187,00	UP525_03
5WG1525-2AB13	UP 525/13	UP 525/13 KNX Universaldimmer 1x250VA AC230V UP ohne Hängeb.	CM	177,00	UP525_13
5WG1525-2AB23	RS 525/23	RS 525/23 KNX Universaldimmer 1x 250VA AC230V als Einbaugerät	CM	157,00	RS525_23
5WG1525-2AB31	UP 525/31	UP 525/31 Universaldimmer	CM	272,00	UP525_31
5WG1528-1DB01	N 528D01	N 528/01 KNX Universaldimmer, AC 230V, 2x300VA	CP	290,00	N528D01
5WG1530-1DB31	N 530D31	N 530D31 Schaltaktor 4x AC 230V, 6AX, C-Last	CP	214,00	N53x
5WG1530-1DB51	N 530D51	N 530D51 Schaltaktor 8x AC 230V, 6AX, C-Last	CP	337,00	N53x
5WG1530-1DB61	N 530D61	N 530D61 Schaltaktor 12x AC 230V, 6AX, C-Last	CP	398,00	N53x
5WG1532-1DB31	N 532D31	N 532D31 Schaltaktor 4x AC 230V, 10AX, C-Last	CP	246,00	N53x
5WG1532-1DB51	N 532D51	N 532D51 Schaltaktor 8x AC 230V, 10AX, C-Last	CP	376,00	N53x
5WG1532-1DB61	N 532D61	N 532D61 Schaltaktor 12x AC 230V, 10AX, C-Last	CP	459,00	N53x
5WG1534-1DB31	N 534D31	N 534D31 Schaltaktor 4x AC 230V, 16/20AX, C-Last,	CP	325,00	N53x
5WG1534-1DB51	N 534D51	N 534D51 Schaltaktor 8x AC 230V, 16/20AX, C-Last	CP	437,00	N53x
5WG1534-1DB61	N 534D61	N 534D61 Schaltaktor 12x AC 230V, 16/20AX, C-Last	CP	530,00	N53x
5WG1535-1DB31	N 535D31	N 535D31 Schaltaktor 4x AC 230V, 16/20AX, C-Last, Laststromüberw.	CM	416,00	N535
5WG1535-1DB51	N 535D51	N 535D51 Schaltaktor 8x AC 230V, 16/20AX, C-Last, Laststromüberw.	CM	486,00	N535
5WG1535-1DB61	N 535D61	N 535D61 Schaltaktor 12x AC 230V, 16/20AX, C-Last, Laststromüberw.	CM	685,00	N535
5WG1536-1DB31	N 536D31	N 536D31 Schalt-/Dimmaktor 4x AC 230V, 10AX, 1...10V	CM	404,00	N536
5WG1536-1DB51	N 536D51	N 536D51 Schalt-/Dimmaktor 8x AC 230V, 10AX, 1...10V	CM	621,00	N536
5WG1543-1DB31	N 543D31	N 543D31 Sonnenschutzaktor 4 x AC 230 V, 6 A, mit Endlagenerkennung	CP	348,00	N543
5WG1543-1DB51	N 543D51	N 543D51 Sonnenschutzaktor 8 x AC 230 V, 6 A, mit Endlagenerkennung	CP	600,00	N543
5WG1554-1DB31	N 554D31	N 554D31 Universaldimmer AC 230V, 4x 300VA (1x 1000VA)	CP	595,00	N554_31
5WG1562-1AB11	N 562/11	N 562/11 Schaltaktor-Hauptmodul 3x 10AX C-Last Laststrom-Überwachung	CM	241,00	N562_11
5WG1562-1AB21	N 562/21	N 562/21 Schaltaktor-Erweiterung 3x 10AX C-Last Laststrom-Überwachung	CM	125,00	N562_21
5WG1562-2AB31	UP 562/31	UP 562/31 Schaltaktor 2-fach	CM	175,00	UP562_31
5WG1562-7AB02	AP 562/02	AP 562/02 Ventilstellantrieb (elektromot.) mit LED-Hubanzeige	CM	213,00	AP562_02
5WG1567-1AB22	N 567/22	N 567/22 Schaltaktor 16x AC230V 10A	CP	487,00	N567_22
5WG1588-2AB13	UP 588/13	UP 588/13 Farb-Touch Panel für AC230V	CN	1520,00	UP588
5WG1588-2AB23	UP 588/23	UP 588/23 Farb-Touch Panel für AC/DC 24V	CN	1520,00	UP588
5WG1588-8AB12	S 588/12	Designrahmen Aluminium für Farb-Touch-Panel	CN	93,00	UP588
5WG1588-8AB13	S 588/13	Designrahmen Edelstahl Design für Farb-Touch-Panel	CN	93,00	UP588
5WG1588-8AB14	S 588/14	Designrahmen Glas schwarz für Farb-Touch-Panel	CN	123,00	UP588
5WG1588-8AB15	S 588/15	Designrahmen Glas weiß für Farb-Touch-Panel	CN	123,00	UP588
5WG1588-8EB01	UP 588E01	Einbau- / Hohlwanddose für Farb-Touch-Panel	CN	58,30	UP588
5WG1641-3AB01	AP 641/01	AP 641 KNX Raumautomationsbox	CM	188,00	AP641

**Neues Produkt**

77

## Preisliste KNX-Produkte - gültig ab 1. Oktober 2021

Artikel-Nr	Gerätetyp	Gerätebezeichnung	PG	Preis €	Datenblatt
5WG3260-3AB11	AP 260/11	AP 260/11 Tür-/Fensterkontakt wave titanweiß mit Batterie	CQ	108,00	AP260



Smart Infrastructure verbindet auf intelligente Weise Energiesysteme, Gebäude und Industrien und verbessert die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, um Effizienz und Nachhaltigkeit deutlich zu steigern.

Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern schaffen wir ein Ökosystem, das sowohl intuitiv auf die Bedürfnisse der Menschen reagiert als auch Kunden dabei unterstützt, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Ein Ökosystem, das unseren Kunden hilft zu wachsen, das den Fortschritt von Gemeinschaften fördert und eine nachhaltige Entwicklung begünstigt, um unseren Planeten für die nächste Generation zu schützen.

Creating environments that care.

[siemens.at/smart-infrastructure](http://siemens.at/smart-infrastructure)

### **Siemens AG Österreich**

Smart Infrastructure

Building Products

Siemensstraße 90

1210 Wien

E-Mail [bp-support.at@siemens.com](mailto:bp-support.at@siemens.com)

Tel +43 51707-27330

[www.siemens.at/gebaudetechnik](http://www.siemens.at/gebaudetechnik)

### **Kontakte**

#### **Region OST**

(Wien, Niederösterreich, Nordburgenland)

#### **Niederlassung Wien**

Siemensstrasse 90

1210 Wien

E-Mail [bp-support-ost.at@siemens.com](mailto:bp-support-ost.at@siemens.com)

#### **Region MITTE**

(Salzburg, Oberösterreich)

#### **Niederlassung Salzburg**

Werner-von-Siemens-Platz 1

5021 Salzburg

E-Mail [bp-support-salzburg.at@siemens.com](mailto:bp-support-salzburg.at@siemens.com)

#### **Niederlassung Linz**

Wolfgang-Pauli-Strasse 2

4020 Linz

E-Mail [bp-support-linz.at@siemens.com](mailto:bp-support-linz.at@siemens.com)

#### **Region SÜD**

(Steiermark, Kärnten, Südburgenland, Osttirol)

#### **Niederlassung Graz**

Strassganger Strasse 315

8054 Graz

E-Mail [bp-support-sued.at@siemens.com](mailto:bp-support-sued.at@siemens.com)

#### **Niederlassung Klagenfurt**

Werner-von-Siemens-Park 1

9020 Klagenfurt

E-Mail [bp-support-sued.at@siemens.com](mailto:bp-support-sued.at@siemens.com)

#### **Region WEST**

(Vorarlberg, Tirol)

#### **Niederlassung Bregenz**

Josef-Huter-Strasse 6

6901 Bregenz

E-Mail [bp-support-west.at@siemens.com](mailto:bp-support-west.at@siemens.com)

#### **Niederlassung Innsbruck**

Werner-von-Siemens-Strasse 9

6020 Innsbruck

E-Mail [bp-support-west.at@siemens.com](mailto:bp-support-west.at@siemens.com)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.