

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
DI				Všechny výrobky Digital Industry
1				Automatizační systémy
1.1	200			Logický modul LOGO!, zdroje LOGO!Power
1.1	583			LOGO!
1.2				LOGO! Power
1.2.1				Automatizační systémy S7-1200, Basic panely, Napájecí zdroje
1.2.1	212			Automatizační systémy Simatic S7-1200
1.2.2				SIMATIC S7-1200
1.2.2	273			Automatizační systémy Simatic S7-200, Mikropanely
1.2.3				SIMATIC HMI TDs / Micro Panel
1.2.3	237			Basic panels
1.2.4				SIMATIC HMI Basic Panels
1.2.4	56P			Napájecí zdroje
1.2.4	581			Sitop PSU6200
1.2.4	582			SITOP Modular
1.2.4	584			SITOP Smart
1.2.4	585			SITOP Compact / PSA
1.2.4	586			SITOP DC USV
1.2.4	588			SITOP Select
1.2.4	589			SITOP sonstiges
1.2.4	58P			S7-300 SV
1.2.4	590			SITOP Modular Profinet
1.2.4	592			S7-200 SV / S7-1200 DV
1.2.4	593			SIMATIC TOP connect
1.2.4	594			SITOP Lite
1.3				SITOP Direct Mount
1.3	204			Automatizační systémy Simatic S7-1500
1.3	214			SIMATIC IOT
1.3	215			SIMATIC S7-1500T
1.3	216			SIMATIC S7-1500
1.3	217			SIMATIC S7-1500F
1.3	219			WinAC 1500, 1500F, EC 257 A
1.4				Automatizační systémy S7-300, 400, S7-1200F; inženýrský a runtime SW, progr. přístroje, WinAC
1.4.1				Automatizační systémy Simatic S7-300, 400, S7-1200F a C7; inženýrský a runtime SW, progr. přístroje, WinAC
1.4.1	213			SIMATIC S71200F, F-SW Basic
1.4.1	218			SIMATIC Failsafe Tools
1.4.1	230	4525		SIMATIC, Failsafe Software, TIA-P
1.4.1	241			SIMATIC S7-300 CPU/Add-On
1.4.1	256			FAILSAFE SYSTEMS S7, DP
1.4.1	260			SIMATIC ET200SP F
1.4.1	265			SIMATIC PG Hardware
1.4.1	266			SIMATIC Standard Tool
1.4.1	268			SIMATIC Engineering Tools
1.4.1	22Z			SIMATIC WIN-AC
1.4.2	234			Special items SIMATIC
1.4.2	239			Systémy pro ovládání a vizualizaci Simatic HMI (panely, vizualizační SW)
1.4.2	270			SIMATIC HMI Mobile Panel 2nd
1.4.2	271			SIMATIC HMI Comfort Panels
1.4.2	272			SIMATIC HMI Panel 07x / 17x
1.4.2	276			SIMATIC HMI Panel 27x / 37x / WinAC MP
1.4.2	277			SIMATIC HMI SW SCADA ES
1.4.2	278			SIMATIC HMI SW WinCC
1.4.2	279			SIMATIC HMI RT-SW
1.4.3	202			SIMATIC HMI CS/ES-SW
1.4.3	203			HMI SW Energy Management
1.4.3	205			Průmyslové počítače Simatic Box-PC, Microbox-PC, Rack-PC, Panel-PC
1.4.3	208			SIMATIC Rack / Micro Box PC
1.4.3	209			SIMATIC IPC Rack Basic
1.4.3	263			SIMATIC Rack / Box PC
1.4.3	274			Industrial PC General
1.4.3	275			SICOMP Microcomputersystems
1.4.5	246			SIMATIC Thin Client HW
1.4.5	288			SIMATIC HMI Panel-PC 47x/57x
1.5	231			SIMATIC HMI Panel-PC67x/87x, FlatPan
1.5	250			Ostatní automatizační systémy
1.5	254			Control systems
1.5	255			PCS 7 Industry specific Software
1.5	257			Decentrální periferie Simatic DP (kromě Failsafe)
1.6				SIMATIC S7-300 I/O
1.6.1	5P1			SIMATIC-DP
1.6.2	5K1			SIMATIC ET200AL
1.6.2	5K2			SIMATIC ET200SP
1.6.2	5N1			SIMATIC ET200ecoPN
1.6.2	5N2			Simatic NET, IDENT, RTLS, SCALANCE, RUGGEDCOM
1.6.3	501			STANDARD: SIMATIC NET CP
1.6.4	5N3			SIMATIC NET PLC CP Micro Controller
1.6.4	5P2			STANDARD: SIMATIC NET Entry level
1.6.4	5P5			SIMATIC NET Standard Cables,Plugs
1.6.4	5S1			SIMATIC NET Special Cables,Plugs
1.6.4	5W2			SCALANCE ENTRY LEVEL
1.6.5				SCALANCE FIELD LEVEL
				BASIC: SIMATIC NET
				SIMATIC NET PB OLM
				ADVANCED: SIMATIC NET
				SCALANCE PLANT LEVEL
				SIMATIC NET ADV PLC CP
				SIMATIC NET PC CP
				SIMATIC NET SW
				SCALANCE W MAINSTREAM
				ADVANCED: SIMATIC NET spec

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
1.6.5	5C2			SCALANCE XC200 FIELD LEVEL
1.6.5	5M2			SCALANCE M FIELD LEVEL
1.6.5	5T1			SIMATIC NET TELECONTROL
1.6.5	5W3			SCALANCE W HIGHEND
1.6.6				Síťové komponenty RUGGEDCOM
1.6.6	5R0			RUGGEDCOM Zero Discount Products
1.6.6	5R1			RUGGEDCOM SERVICES
1.6.6	5R2			RUGGEDCOM L2 Switches
1.6.6		2606		RUGGEDCOM i8xx
1.6.6		2607		RUGGEDCOM RS 9xx
1.6.6		2608		RUGGEDCOM RSG21xx
1.6.6		2609		RUGGEDCOM RS 9xxL
1.6.6		2610		RUGGEDCOM RMC
1.6.6		2611		RUGGEDCOM RS4xx
1.6.6		2613		RUGGEDCOM RS8xx
1.6.6		2616		RUGGEDCOM RS 9xxW
1.6.6		2626		RUGGEDCOM RSG22xx
1.6.6		2627		RUGGEDCOM RSG23xx
1.6.6		4D22		RUGGEDCOM Mainstream RSx9nxx
1.6.6		4D70		RUGGEDCOM Mainstream RSx22nxx
1.6.6	5R3			RUGGEDCOM Routers
1.6.6		2471		RUGGEDCOM RX14xx
1.6.6		2614		RUGGEDCOM RX1x00
1.6.6		2615		RUGGEDCOM RX 5xxx
1.6.6		2629		RUGGEDCOM RX150x
1.6.6		2630		RUGGEDCOM RX151x
1.6.6		4D21		RUGGEDCOM RM12xx
1.6.6	5R4			RUGGEDCOM SOFTWARE
1.6.6		2481		RUGGEDCOM NMS
1.6.6		2631		RUGGEDCOM SOLUTIONS_SW
1.6.6	5R5			RUGGEDCOM ACCESSORIES
1.6.6		2467		RUGGEDCOM Accessories
1.6.6		2468		RUGGEDCOM Modules
1.6.6		2469		RUGGEDCOM SFPs
1.6.6		2482		RUGGEDCOM Others
1.6.6		2632		RUGGEDCOM SOLUTIONS_HW
1.6.6	5R6			RUGGEDCOM advanced L2 Switches
1.6.6		2472		RUGGEDCOM RMC8388
1.6.6		2473		RUGGEDCOM RSG9xxR
1.6.6		2628		RUGGEDCOM RSG24xx
1.6.6	5R9			RUGGEDCOM WIN
1.6.6		2474		RUGGEDCOM WIN 72xx Base Station
1.6.6		2475		RUGGEDCOM WIN 5xxx Subscriber Unit
1.6.6		2605		RUGGEDCOM WIN Accessories
1.6.6		2612		RUGGEDCOM RP1xx
1.6.6		2618		RUGGEDCOM WIN 70xx Base Station
1.6.7				Průmyslová identifikace - SIMATIC IDENT
1.6.7.1				RFID Identifikační systémy
1.6.7.1	572			Sensoric - MOBY
1.6.7.1	57T			IDENT tagy
1.6.7.2				Optická identifikace (Čtení kódů)
1.6.7.2	573			Optická identifikace
1.6.8				SIMATIC RTLS
1.6.8	577			RTLS – Real Time Locating System
1.6.8	578			RTLS – Transpondery
1.7				Procesní řídicí systémy
1.7.1				Procesní řídicí systémy
1.7.1	240			SIMATIC S7-400
1.7.1	242			FAILSAFE S7-CPU
1.7.1	280			SIMATIC PCS 7
1.7.1	281			SIMATIC PCS7 SW/Documentation
1.7.1	283			SIMATIC PCS 7 (PA CPU)
1.7.1	287			SIMATIC PCS 7 Periphery / IPC
1.7.1		2459		PCS 7 (DP II)
1.7.2				Periferie pro procesní řídicí systémy
1.7.2	211			DCS HW - SIMATIC ET 200SP HA
1.7.2	212			DCS HW - SIMATIC CFU
1.8				ŘS Simotion a branžovní řešení MC PMA
1.8	731			SIMOTION
1.8	732			Products for spec. branches
1.9				Speciální produkty, akce a pakety
1.9.1				Speciální akce a pakety LOGO!
1.9.1		4080		LOGO! Campaigns
1.9.2				Speciální akce a pakety Simatic S7-1200
1.9.2		4513		SIMATIC S7-1200 Campaigns
1.9.4				Ostatní speciální akce a pakety
1.9.4		2273		HMI SW Aktionen
1.9.4		3384		HMI Panel Basic Line Pakete
1.9.4		3401		HMI Panel Aktionen
1.9.4		4544		SIMATIC S7-1500 AKTIONEN
1.9.4		4A7V		SIMATIC S7-1500 Campaigns, T-CPU
1.9.5				Školní pakety
1.9.5		4117		SIMATIC, SCE_(PLC)
1.9.5		4243		SIMATIC, SCE_(DCS)
1.9.5		9314		HMI SCE
1.9.5		9395		SCE TIA Portal
1.9.5		9397		SCE WIN CC Classic
1.10				Výběhové produkty
1.10		2261		HMI Panel Accessories Phased out, Zubehör & Sonstiges
1.10		2264		HMI Panel Basic Line 3-6 Phased out, Basic
1.10		2265		HMI Panel Basic Line 10-15 Phased out, Basic

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
1.10		2266		HMI Panel WinAC MP Phased out, Zubehör & Sonstiges
1.10		2268		HMI SW ES TIA Portal SCADA Phased out, HMI Software
1.10		2269		HMI SW RT TIA Portal Phased out, HMI Software
1.10		2270		HMI SW ES TIA Portal Phased out, HMI Software
1.10		2271		HMI SW RT TIA Portal SCADA Phased out
1.10		2282		Phased out Prod. LOGO! Brandlabel CA
1.10		2283		Phased out Prod. S7-200, I/O
1.10		2284		Phased out Prod. S7-200, others
1.10		2298		Phased out Prod. F-Technik S7, DP, Failsafe I/O's
1.10		2300		Phased out Prod. DP,ANSCHAL, ET 200 - dezentral - IP20
1.10		2301		Phased out Prod. DP,BAUGR. IP 20, ET 200 - dezentral - IP20
1.10		2302		Phased out Prod. DP,BAUGR. IP 65/67, ET200 - dezentral - IP67
1.10		2303		Phased out Prod. DP,ZUBEHOE, ET 200 - dezentral - IP20
1.10		2304		Phased out Prod. Brandlabel DP, ET 200 - dezentral - IP20
1.10		2306		Phased out Prod., Standard Tools, SW Classic
1.10		2307		Phased out Prod., Engineering, SW Classic
1.10		2308		Phased out Prod. Runtime, SW Classic
1.10		2326		IPC Panel 67x Phased out, IPC_High_End
1.10		2327		IPC Panel 57x Phased out, IPC Embedded
1.10		2333		HMI SW ES Protocol Phased out, HMI Software
1.10		2340		HMI Panel Mobile 177 Phased out, Mobile
1.10		2343		HMI Panel 07x Phased out, Basic
1.10		2345		HMI Panel 17x Phased out, Comfort
1.10		2347		HMI Panel 27x Phased out, Comfort
1.10		2349		HMI Panel 37x Phased out, Comfort
1.10		3349		IPC Box 42x Phased out, IPC Embedded
1.10		3350		IPC FP TC Phased Out
1.10		3351		IPC Rack 64x Phased out, IPC_High_End
1.10		3353		IPC Box 62x Phased out, IPC_High_End
1.10		3373		IPC Panel 27x Phased, out IPC Embedded
1.10		3410		HMI Panel Comfort Line 15-22 Phased out, Comfort
1.10		3413		HMI Panel Key Panel Phased out, Zubehör & Sonstiges
1.10		3414		HMI Panel Mobile 277 Phased out, Mobile
1.10		3416		HMI Panel Textdisplay Phased out, Zubehör & Sonstiges
1.10		3432		IPC Rack 84x Phased out, IPC_High_End
1.10		4005		HMI SW SCADA Contracts, phased out
1.10		4036		Phased out: Industrial SW, Contract, SW Classic
1.10		4300		Phased out prod Logikmodul LOGO!
1.10		4301		Phased out prod S7-200, CPU
1.10		4307		Phased out Products, S5-90, 95, 100, S5 und Sonstiges
1.10		4308		Phased out Products, S5-115, S5 und Sonstiges
1.10		4309		Phased out Products, S5-135, 155, S5 und Sonstiges
1.10		4310		Phased out prod PROFIBUS-TECH-COMP, ET 200 - dezentral - IP20
1.10		4312		Phased out prod Programmiergeraete, PG
1.10		4314		Phased out prod WIN AC, PC-based, Software Controller
1.10		4315		Phased out prod SIMADYN, Regelsysteme
1.10		4321		Ramp down MES-Products
1.10		4323		HMI SW RT/ES WinCC Phased out
1.10		4A6B		Phased out - Programmiergeraete Zubehoer, PG
1.10		4A6E		Phased out Ind. Software Vertrag TIAP, SW plus
1.10		4A6F		Auslauf STEP 7 TIA - Portal, SW plus
1.10		4A6G		Phased-out Failsafe SW TIA-P, SW plus
1.10		4A7N		Phased out Prod. SIMATIC S7-mEC
1.10		4A7Y		STEP 7 (TIA) Optionen Auslauf, SW plus
1.10		4B32		PMA products phase-out P.M410
1.10		4B50		HMI SW Braumat, Phased out
1.10	591			SITOP Auslauftypen
1.10		9037		Phased out, SIMATIC, S7 - 1200, PLC
1.11				Výběhové produkty PD AE
1.11	2AL			Phased out
1.12				Siplus
1.12.1				SIPLUS Extreme LOGO
1.12.1		4601		SIPLUS LOGO!
1.12.2				SIPLUS Extreme ostatní
1.12.2		4573		SIPLUS AddOn/GSM
1.12.2		4574		SIPLUS HMI
1.12.2		4575		SIPLUS NET
1.12.2		4576		SIPLUS pohony
1.12.2		4626		SIPLUS PS / SIPLUS PS
1.12.2		4B99		SIPLUS IPC
1.12.3				SIPLUS Extreme S7-200/1200
1.12.3		4578		SIPLUS S7-1200
1.12.3		4636		SIPLUS S7-200
1.12.3		4C02		SIPLUS S7-1200 Rail
1.12.4				SIPLUS Extreme S7-300
1.12.4		4257		SIPLUS ET 200 SP
1.12.4		4572		SIPLUS ET 200 SP
1.12.4		4646		SIPLUS S7-300/mEC / SIPLUS ET 200M
1.12.5				SIPLUS Extreme S7-400/1500
1.12.5		4656		SIPLUS S7-400
1.12.5		4657		SIPLUS S7-1500
1.12.6				SIPLUS HCS
1.12.6		4587		SIPLUS HCS
1.12.6		4604		SIPLUS HCS 2nd Generation
1.12.7				SIPLUS RIC
1.12.7		4581		SIPLUS RIC SW/PCS 7 SW
1.12.8				SIPLUS CMS / HCS / ECC
1.12.8		0205		SIPLUS SICLOCK
1.12.8		0215		SIPLUS SIMEAS T
1.12.8		0218		SIVOLT-regulátory pro topné účely
1.12.8		4391		SIVOLT K elektrický spouštěč motorů a příslušenství

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
1.12.8		4582		SIPLUS CMS HW
1.12.8		4585		SIPLUS ECC výrobky
1.12.9				SIPLUS SIDOOR
1.12.9		4570		SIPLUS SIDOOR
1.12.9		4605		SIPLUS SIDOOR industry
1.12.10				SIPLUS Customized Products
1.12.10		4571		SIPLUS SIDOOR zákaznická provedení
1.12.10		4588		SIPLUS HCS zákaznická provedení
1.13				Zákaznická provedení produktů
1.13		3440		IPC TK PPC/FP EU CA, IPC_TurnKey
1.13		4008		PROFIBUS Technology Components, ET 200 - decentral - IP20
1.13		4074		Customized special products CA
1.13		4282		HMI Panel Projekte CA
1.13		4285		IPC Box 62x CA Projekte
1.13		4293		IPC Box 42x CA Projekte
1.13		4295		IPC Rack 54x CA Projekte
1.13		4297		IPC Panel 47x CA Projekte
1.13		4418		Automation Chemist
1.13		4A67		Panel Turnkey Euro, IPC_TurnKey
1.13		4A6K		IPC Connectivity CA
1.13		4C25		Braumat Lean HMI SW
1.13	587			SITOP kundenspezifisch
1.99				Produkty Customer Services
1.99.1				FA product cancellation
1.99.1		2291		Phased out Prod. S7-300, Zubehoer, CPU
1.99.1		2328		IPC Panel 47x Phased out
1.99.1		3361		IPC Rack 54x, Phased out, IPC_High_End
1.99.1		3364		IPC Software Phased out
1.99.1		4259		FrontEnd Module/Vibration Mon Syst
1.99.1		4322		IPC FP IFP PhaseOut
1.99.1		4324		HMI Panel Micro Phased out, Basic
1.99.1		4A9C		IPC Rack Basic Phased out, IPC_Basic
1.99.2				PMA product cancellation
1.99.2	7A3			PMA Product cancellation
1.99.3				SIMATIC Spare Parts
1.99.3	2ET			SIMATIC Spare Parts
2				Nízkonapěťová spínací technika
2.1				Motorové jističe; stykače a kombinace; relé - jističí, časová, vyhodnocovací
2.1.1				SIRIUS pomocné stykače
2.1.1		3700		SIRIUS pomocné stykače , vazební stykače
2.1.1		5331		SIRIUS Inno pomocné a vazební stykače S00
2.1.1		5800		pomocné stykače, vazební stykače (4A)
2.1.1		5801		pomocné stykače, vazební stykače (10 A), přísl.
2.1.2				SIRIUS stykače
2.1.2		2234		SIRIUS stykače AC-1 >690A
2.1.2		2236		SIRIUS stykače AC-1 4pol>160A
2.1.2		3703		SIRIUS stykače S00
2.1.2		3704		SIRIUS stykače S0
2.1.2		3705		SIRIUS stykače S2,S3
2.1.2		3706		SIRIUS stykače S6-S12
2.1.2		3710		SIRIUS reverzační kombinace
2.1.2		3712		SIRIUS hvězda/trojúhelník kombinace
2.1.2		3729		SIRIUS příslušenství stykačů S00-S12
2.1.2		5330		SIRIUS Inno stykače S00
2.1.2		5336		SIRIUS Inno stykače S0
2.1.2		5337		SIRIUS Inno reverzační kombinace
2.1.2		5338		SIRIUS Inno stykače S2
2.1.2		5339		SIRIUS Inno hvězda/trojúhelník kombinace
2.1.2		5344		SIRIUS Inno příslušenství S00-S12
2.1.2		5347		SIRIUS Inno časové relé k montáži na stykač s blokováním
2.1.2		5370		SIRIUS Inno stykače S3
2.1.2		5373		SIRIUS funkční moduly 3RA27
2.1.2		5803		stykače, kombinace (9A-31A) a přísl.
2.1.2		5804		stykače, kombinace (32A-169A) a přísl.
2.1.2		5805		stykače, kombinace (> 170A) a přísl.
2.1.2		5807		stykače ke spínání DC napětí
2.1.2		5809		stykače SIMICONT, kombinace (9A), výběh
2.1.3				SIRIUS polovodičové stykače
2.1.3		3725		SIRIUS polovodičové stykače
2.1.3		3726		SIRIUS polovodičové stykače - funkční moduly
2.1.4				SIRIUS spotřebičové vývody
2.1.4		3709		SIRIUS bezpojistkový spotř. vývod S00-S3
2.1.4		3757		SIRIUS motorové startéry - příslušenství
2.1.4		3762		SIRIUS motorové startéry
2.1.4		5348		SIRIUS Inno bezpojistkový spotř. vývod S00
2.1.5				SIRIUS motorové jističe
2.1.5		3673		SIRIUS Inno výkonové jističe (MSP) S3
2.1.5		3715		SIRIUS výkonové jističe (MSP) S00
2.1.5		3716		SIRIUS výkonové jističe (MSP) S0
2.1.5		3717		SIRIUS výkonové jističe (MSP) S2/S3
2.1.5		3719		příslušenství výkonových jističů SIRIUS
2.1.5		5332		SIRIUS Inno výkonové jističe (MSP) S00
2.1.5		5333		SIRIUS Inno výkonové jističe (MSP) S0
2.1.5		5334		SIRIUS Inno výkonové jističe (MSP) S2
2.1.5		5335		SIRIUS Inno příslušenství pro výkonové jističe (MSP)
2.1.5		5371		SIRIUS výkonové jističe
2.1.6				SIRIUS nadproudová relé
2.1.6		3597		SIRIUS Inno tepelná nadproudová relé S3
2.1.6		3707		SIRIUS tepelná nadproudová relé S00-S3
2.1.6		3739		příslušenství nadproud. relé SIRIUS
2.1.6		5346		SIRIUS Inno tepelná nadproudová relé S00-S2

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
2.1.6		5349		SIRIUS Inno příslušenství pro nadproud. relé
2.1.6		5811		tepečná nadproudová relé
2.1.7				SIRIUS elektronická nadproudová relé
2.1.7		3598		SIRIUS Inno elektronická nadproudová relé S3
2.1.7		5350		SIRIUS Inno elektronická nadproudová relé, standard
2.1.7		5808		SIRIUS elektronická nadproudová relé, S00-S12
2.1.7		5812		elektronická nadproudová relé
2.1.8				SIRIUS relé
2.1.8		4947		vyhodnocovací relé teploty, titan. šedá
2.1.8		4948		vazební relé průmyslová, světle šedá
2.1.8		4949		vazební relé průmyslová, titan. šedá
2.1.8		4950		relé vazební, úzká, titan. šedá
2.1.8		4951		oddělovací převodníky
2.1.8		4952		časová relé, titan. šedá
2.1.8		4953		termistorová relé, titan. šedá
2.1.8		4954		vazební relé s nuceně vedenými kontakty
2.1.8		4K62		vyhodnocovací relé DC proudů
2.1.8		5343		SIRIUS Inno View (monitorovací relé)
2.1.8		5372		časová relé 17,5 mm (instalační provedení)
2.1.8		5810		malé stykače (výkonová relé)
2.1.8		5815		relé vazební, úzká, světle šedá
2.1.8		5816		LZX / LZS; patičková relé
2.1.8		5817		časová relé, světle šedá a příslušenství
2.1.8		5821		relé vyhodnocující chybové proudy, příslušenství
2.1.8		5880		převodníky signálů
2.1.8		5882		vyhodnocovací relé teploty
2.1.8		5883		termistorová relé, světle šedá
2.1.8		5885		monitorovací relé, příslušenství
2.1.9				Povelové přístroje, signálky
2.1.9		3754		příslušenství pro tlačítka a signálky
2.1.9		3755		tlačítka nouzového vypnutí 3SB
2.1.9		5452		tlačítka 3SU1 standard
2.1.9		5453		Tlačítka 3SU1 s komunikací
2.1.9		5454		Tlačítka 3SU1 bezpečnostní
2.1.9		5831		SIRIUS tlačítka, signálky
2.1.9		5832		SIRIUS tlačítka, signálky
2.1.9		5834		SIRIUS tlačítka, signálky
2.1.10				Povelové přístroje - příslušenství
2.1.10		3756		dvouruční ovládací pult
2.1.10		5833		signalizační sloupky
2.1.11				SIRIUS Koncové spínače
2.1.11		3750		koncové spínače, bezpečnostní
2.1.11		3787		koncové spínače, příslušenství
2.1.11		5317		koncové spínače modulární
2.1.11		5318		koncové spínače, příslušenství
2.1.11		5841		koncové spínače, příslušenství
2.1.12				SIRIUS Bezpečnostní technika
2.1.12		3761		SIRIUS bezpečnostní spin. přístroje
2.1.12		5837		bezpečnostní kombinace
2.2				Elektronické/komunikaci podporující spínací přístroje
2.2.1				SIRIUS komunikaci podporující spínací přístroje
2.2.1		3758		SIRIUS komunikaceschopné bezp. zař.
2.2.1		3759		SIRIUS komunikaceschopné zař. 3SB3
2.2.1		4958		SIRIUS komunikaceschopné bezp. zař., výběh
2.2.2				SIRIUS MSS
2.2.2		5358		modulární bezpečnostní systém 3RK3 (MSS)
2.2.3				SIRIUS AS-i
2.2.3		3720		AS-Interface, ASIsafe
2.2.3		3721		AS-Interface zdroje, moduly, přísluř.
2.2.3		3760		IO-Link modul
2.2.3		5321		AS-i CP
2.2.3		5322		AS-i Links Profibus
2.2.3		5323		AS-i Links Profinet
2.2.3		5324		AS-i síťové komponenty (Repeater, Extender)
2.2.3		5326		AS-i ASIC's
2.2.4				SIRIUS Profibus DP, AS-Interface
2.2.4		3722		SIRIUS AS-Interface M200D motorstartér, příslušenství
2.2.4		3723		SIRIUS Profibus ET 200pro motorstartér, příslušenství
2.2.4		3724		SIRIUS Profibus DP, SW, příslušenství
2.2.4		4962		SIRIUS ET 200S motorstartér, příslušenství
2.2.4		4963		Ecofast, AS-i Compact
2.2.5				SIRIUS MCU
2.2.5		3764		SIRIUS motorstartéry MCU
2.2.6				SIRIUS kompaktní spotřebičové vývody
2.2.6		5340		SIRIUS Inno kompaktní spotř. vývod příslušenství
2.2.6		5341		SIRIUS Inno kompaktní spotř. vývod
2.2.6		5342		SIRIUS Inno kompaktní spotř. vývod AS-i
2.2.7				SIRIUS Softstartéry standard
2.2.7		3718		SIRIUS softstartér zákaznické provedení
2.2.7		3727		SIRIUS softstartér 3RW40
2.2.7		5345		SIRIUS softstartér 3RW30
2.2.7		5814		SIKOSTART softstartér 3RW22 výběh
2.2.8				SIRIUS Softstartéry High Feature
2.2.8		3728		SIRIUS softstartér 3RW44
2.2.9				SIRIUS Softstartéry 3RW5
2.2.9		4980		SIRIUS softstartér 3RW50
2.2.9		4981		SIRIUS softstartér 3RW52
2.2.9		4982		SIRIUS softstartér 3RW55
2.2.9		4983		SIRIUS softstartér 3RW5, příslušenství, náhradní díly
2.2.10				SIRIUS SIMOCODE
2.2.10		5836		SIRIUS motorová ochrana SIMOCODE

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
2.3				Transformátory, zdroje, tlumivky
2.3.1				Transformátory, zdroje
2.3.1		5872		transformátory do 16kVA , bez zdrojů
2.3.1		5873		transformátory nad 16kVA
2.3.1		5877		zdroje, napáječe
2.3.2				Transformátory regulační, stabilizátory
2.3.2		5876		regulační transformátory, stabilizátory napětí
2.3.3				Napájecí zdroje, tlumivky
2.3.3		3780		síťové a kom. tlumivky
2.3.3		3781		tlumivky zákaznické, filtry
2.3.3		3782		tlumivky s železným jádrem pro měniče
2.3.3		3783		tlumivky ze sintrovaných materiálů / filtry
2.3.3		3784		zákaznické zdroje
2.7				Vypínače, odpínače a výkonové jističe
2.7.1				Výkonové jističe (ACB)
2.7.1		3737		ACB vel 0
2.7.1		3745		PCB SENTRON 3WL1 pro IEC s příslušenstvím a komunikací
2.7.2				Kompaktní jističe, příslušenství
2.7.2		3738		MCCB 3VA27
2.7.2		3840		3VW9 příslušenství ACB vel 0
2.7.2		5889		MCCB 3VA příslušenství
2.7.2		5374		MCCB 3VA1 IEC
2.7.2		5375		MCCB 3VA2/3 IEC
2.7.2		5376		MCCB 3VA9 IEC příslušenství
2.7.2		5383		MCCB 3VA6/3VA7 UL
2.7.2		5385		MCCB 3VA4/3VA5 UL
2.7.2		5386		3VA9 příslušenství UL
2.7.2		3740		MCCB SENTRON 3VL, příslušenství & komunikace
2.7.2		3742		MCCB SENTRON 3VL, příslušenství & komunikace
2.7.2		3749		3VT1-5, kompaktní MCCB, greenline
2.7.2		5825		výkonové jističe MCCB, přísluš.
2.7.2		5828		výkonové jističe MCCB, 3VF22, 92
2.7.3				Vypínače, odpínače, sběrnicové adaptéry
2.7.3		5378		výkonové vypínače
2.7.3		5380		výkonové přepínače
2.7.3		5851		pojistkové-odpínače
2.7.3		5853		výkonové vypínače s a bez pojistek
2.7.3		5855		výkonové vypínače s pojistkami
2.7.3		5887		hlavní a nouzové vypínače
2.7.3		5891		měřicí transformátory proudu
2.7.4				Sběrnicové adaptéry
2.7.4		5541		Přípojnicový systém SR
2.7.4		5888		sběrnicové adaptéry
2.7.5				Power Monitoring, Management
2.7.5		3748		řešení pro rozvod el. energie
2.7.5		5308		Power Monitoring Device Basic
2.7.5		5309		Power Monitoring Device Compact
2.7.5		5310		Power Monitoring Device Advanced
2.7.5		5311		Power Monitoring Device Premium
2.7.5		5312		Power Monitoring Device příslušenství
2.7.5		5314		Power Management Software Simatic
2.7.5		5765		Měřicí přístroje na DIN lištu čítače, elektroměry
2.7.5		5827		SW pro výkonové jističe
2.7.5		5870		Přístroje pro kompenzaci jalového výkonu
2.7.6				Pojistkové lišty a odpínače
2.7.6		5379		Výkonové vypínače s pojistkami
2.7.6		5381		výkonové vypínače s pojistkami a lišty
2.7.6		5852		pojistkové odpínací lišty
2.7.6		5862		výkonové vypínače s pojistkami, lišty
2.7.6		5863		pojistkové-odpínače a příslušenství
2.8				Průmyslové rozváděče, skříně, přípojnicové systémy
2.8.1				Průmyslové rozváděče, skříně
2.8.1		3767		SIKUS rozváděče
2.8.1		3778		SIVACON S4
2.8.1		3776		podskupiny SIVACON S8
2.8.1		3779		díly a podskupiny S8 (Francise)
2.8.2				Rozvodnice, rozváděče, řadové svornice
2.8.2		5550		Domovní rozvodnice SIMBOX 63, SIMBOX XL
2.8.2		5722		Domovní rozvodnice SIMBOX WP
2.8.2		5724		Domovní rozvodnice SIMBOX UNIVERSAL WP
2.8.2		5553		Příslušenství pro SIKUS
2.8.2		5554		SIKUS Universal
2.8.2		5560		Rozváděče ALPHA 160 DIN
2.8.2		5561		Rozváděče ALPHA 125 UNIVERSAL
2.8.2		5593		ALPHA-Box
2.8.2		5735		Rozváděče ALPHA 400 DIN
2.8.2		5736		Rozváděče ALPHA 630 DIN
2.8.2		5737		Rozváděče ALPHA AS DIN
2.8.2		5738		Rozváděče ALPHA 160/400/630 DIN - mont. sady
2.8.2		5739		Rozváděče ALPHA 160/400/630 DIN - příslušenství
2.8.2		5740		Rozváděče ALPHA 630 UNIVERSAL
2.8.2		5741		Rozváděče ALPHA AS NF
2.8.2		5742		Rozváděče ALPHA 125/630 UNIVERSAL - mont. sady
2.8.2		5743		Rozváděče ALPHA 630 UNIVERSAL - příslušenství
2.8.2		5559		Rozváděče 8HP
2.8.2		5732		Rozváděče 8HP, montážní sady, příslušenství
2.8.2		5733		Rozváděče 8HP, kompletní skříně
2.8.2		3799		Rozváděče sícube 8MF1
2.8.3				Řadové svornice
2.8.3		5555		Řadové svornice šroubové
2.8.3		5556		Řadové svornice pružinové

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
2.8.3		5557		Řadové svornice ostatní
2.8.3		5558		Řadové svornice příslušenství
2.8.3		5565		Řadové svornice 8WA
2.8.3		5566		Řadové svornice bezšroubové 8WA
2.8.3		5567		Řadové svornice, příslušenství 8WA
2.8.3		5729		Řadové svornice Plug-in 8WH4
2.8.3		5730		Řadové svornice Plug-in kombinované 8WH5
2.8.3		5731		Řadové svornice iPo Plug-in 8WH6
2.10				Modulové přístroje - Instalační jističe, proud. chrániče a kombi přístroje, pojistky
2.10.1				Jističe vedení standardní
2.10.1		3801		Jističe vedení 5SL char. A / D, 6kA, 70mm
2.10.1		3806		Jističe vedení 5SL char. D 10kA, 70mm
2.10.1		5501		Jističe vedení char. A / D, 6kA, 70mm
2.10.1		5517		Jističe vedení char. A, D 10kA, 70mm
2.10.1		5526		Jističe vedení char. D 15-25kA, 70mm
2.10.1		3802		Jističe vedení 5SL char. B, 6kA, 70mm
2.10.1		3804		Jističe vedení 5SL char. B, 10kA, 70mm
2.10.1		5502		Jističe vedení char. B, 6kA, 70mm
2.10.1		5504		Jističe vedení char. B, 10kA, 70mm
2.10.1		5518		Jističe vedení char. B 15kA, 70mm
2.10.1		3803		Jističe vedení 5SL char. C, 6kA, 70mm
2.10.1		3805		Jističe vedení 5SL char. C, 10kA, 70mm
2.10.1		5503		Jističe vedení char. C, 6kA, 70mm
2.10.1		5505		Jističe vedení char. C, 10kA, 70mm
2.10.1		5525		Jističe vedení char. C 15-50kA, 70mm
2.10.2				Jističe vedení ostatní
2.10.2		5506		Příslušenství jističů vedení IEC
2.10.2		5507		Jističe vedení dle UL 489
2.10.2		5508		Jističe selektivní pro hlavní vedení
2.10.3				Proudové chrániče kombinované
2.10.3		5515		Kombinované přístroje proudové chrániče / jističe vedení C,D / FI - AC
2.10.3		5533		Kombinované přístroje proudové chrániče typ AC / jističe vedení - B / FI - AC
2.10.3		5516		Kombinované přístroje proudové chrániče / jističe vedení - C,D / FI - A, F
2.10.3		5532		Kombinované přístroje proudové chrániče / jističe vedení - B / FI - A, F
2.10.3		5519		Kombinované přístroje proudové chrániče / jističe vedení - C / FI - B
2.10.3		5534		Kombinované přístroje proudové chrániče / jističe vedení - D / FI - B
2.10.4				Proudové chrániče
2.10.4		5510		Proudové chrániče (AC typ)
2.10.4		5511		Proudové chrániče (A typ)
2.10.4		5513		Proudové chrániče (B typ)
2.10.5				Chráničová relé
2.10.5		5509		Chráničová relé, součtové transformátory
2.10.5		5512		Proudové chrániče (A, B typ), příslušenství, spec. provedení
2.10.5		5546		Chrániče pro ochranu před požárem
2.10.6				Pojistky
2.10.6		5530		NH- pojistkové vložky, pojistkové spodky
2.10.6		5535		DIAZED / NEOZED poj. vložky a poj. spodky
2.10.6		5536		NEOZED/MINIZED pojistkové vložky a spodky
2.10.6		5537		Příslušenství pro DIAZED a NEOZED
2.10.6		5539		Válcové pojistkové vložky, spodky, ...
2.10.7				Pojistky pro jištění polovodičů a FV aplikací
2.10.7		5538		Pojistkové vložky Class CC
2.10.7		5540		SITOR pojistky pro ochranu polovodičů
2.10.7		5764		pojistky pro jištění fotovoltaiky
2.10.8				Svodiče přepětí
2.10.8		5520		Modulové přístroje pro manuální ovládání
2.10.8		5521		Modulové přístroje pro hlídání a sledování
2.10.8		5522		Modulové přístroje pro měření el. veličin
2.10.8		5523		Modulové přístroje časová relé a spínací hodiny
2.10.8		5524		Svodiče přepětí
2.10.8		5527		Modulové přístroje pro monitorování elektrických veličin
2.10.8		5528		Modulové přístroje pro spínání, stykače
2.10.9				Modulové přístroje ostatní
2.10.9		5761		EVSE nabíjení přístroje (e-car)
2.10.9		5762		EVSE řídicí jednotky (e-car)
2.11				Vypínače a zásuvky
2.11.1				Vypínače, zásuvky
2.11.1		5571		Vypínače, zásuvky a další přístroje DELTA
2.11.1		5572		Vypínače, zásuvky a další přístroje DELTA vyšší řady - plast
2.11.1		5573		Vypínače, zásuvky a další přístroje DELTA vyšší řady - dřevo, sklo
2.11.1		5574		Vypínače, zásuvky a další přístroje DELTA vyšší řady - Ambiente
2.11.1		5575		Vypínače, zásuvky a další přístroje DELTA - strojky a příslušenství
2.11.1		5578		DELTA signálky
2.11.1		5579		DELTA signálky m-systém
2.11.1		5576		Ovladače žaluzii/markýz
2.11.1		5577		DELTA Miro rádio
2.11.1		5750		Ovladače žaluzií komfort
2.11.1		5751		Stmivače
2.11.1		5753		Kouřová čidla
2.11.1		5754		DELTA zásuvky datové, telefonní, ... a příslušenství
2.12				Ostatní výrobky
2.12		3746		PCB SENTRON 3WL2 pro UL s přísl.
2.12		3747		PCB SENTRON 3WL3 pro ANSI s přísl.
2.12		3765		díly a podskupiny 8PT (Francie)
2.12		3795		sady dílů
2.12		3798		8MC Systémové rozváděče
2.12		5826		otevřené výkonové jističe 3WN, WS, WE
2.12		5846		Systémové skříňe 8MF
2.12		5847		Termostaty
2.12		5849		Systémové skříňe 8MT
2.12		5850		Příslušenství bez klimatizace 8ME

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
2.13				Přípojnicové systémy
2.13		3731		BD01 Busbar Tr. Sys.
2.13		3732		BD2 Busbar Tr. Sys.
2.13		3733		LD Busbar Tr. Sys.
2.13		3735		LR Busbar Tr. Sys.
2.13		3736		LI Busbar Tr. Sys.
3				Regulované pohony
3.2				Frekvenční měniče Sinamics G110, G120 a měnič do decentrální periferie ET200S-FC
3.2.1				Sinamics G110 a příslušenství G110/G120
3.2.1	334			SINAMICS G110
3.2.1	335			SINAMICS G110/G120 Options
3.2.2				Sinamics G120
3.2.2	338			SINAMICS G120 PM <= 11kW
3.2.2	339			SINAMICS G120 PM > 11kW
3.2.2	340			SINAMICS G120C
3.2.2	341			SINAMICS G120 CU230
3.2.2	342			SINAMICS G120 CU240/CU250
3.2.2	343			SINAMICS G120 Options
3.2.2	347			SINAMICS G120P
3.2.2	357			Sinamics G120X
3.2.2		3579		Sinamics G120P HV-BT 400V FSD-F IP54
3.2.3				Frekvenční měnič ET200S-FC, ET200pro
3.2.3	337			Frequency Inverters ET200 FC
3.2.4				Školící a zkušební sestavy
3.2.4	336			SINAMICS G110/G120 Campaign Box
3.2.4	348			Bundle Academy
3.2.5				Decentrální měniče ve vysokém krytí
3.2.5	346			SINAMICS G110D/G120D/G110M
3.2.6				SINAMICS V20
3.2.6	350			SINAMICS V20
3.3				Sinamics S110 a S120
3.3.1				Sinamics S110 a S120 AC/AC
3.3.1	771			SINAMICS S AC/AC Blocksize
3.3.2				Sinamics S120 DC/AC
3.3.2	751			SINAMICS S DC/AC, Chassis
3.3.4				SINAMICS S Accessories
3.3.4	753			SINAMICS S Accessories
3.3.5				Školící s zkušební sestavy S
3.3.5	754			SINAMICS S Campaign Boxes
3.3.6				Discontinuous Motion Midrange
3.3.6	DMM			Discontinuous Motion Midrange
3.3.7				Discontinuous Motion Standard
3.3.7	DMS			Discontinuous Motion Standard
3.3.8				SIMATIC MICRO-DRIVE
3.3.8	2MD			SIMATIC MICRO-DRIVE
3.3.9				Digitalization GMC
3.3.9	3DI			Digitalization GMC
3.4				Frekvenční měniče SINAMICS G130/G150, S150, S120 - skříňové provedení a aplikace
3.4.1				LV skříňe, systémy G150, S150, S120
3.4.1		3311		SINAMICS LV S150
3.4.1		3325		Sinamics G120P
3.4.1		4923		SINAMICS LV G150
3.4.1		4924		Sinamics LV S120 CM
3.4.2				LV aplikace
3.4.2	3DA			SINAMICS LC S120 CM-2
3.4.3				LV komponenty, systémy G130, S120 vektor (od 315 kW včetně)
3.4.3		2641		SINAMICS LV S120 AIM air-cooled
3.4.3		2643		SINAMICS LV Chassis/Komp. G120P
3.4.3		3312		SINAMICS LV Components G-Series
3.4.3		4131		SINAMICS LV Components, Liquid cooled
3.4.3		4926		SINAMICS LV Components S-Series
3.4.4				LV Converters SINAMICS S120 Chassis-2
3.4.4		4Q20		SINAMICS LV S120 AIM-2
3.4.4		4Q21		SINAMICS LV S120 Chassis-2
3.4.4		4R80		Sinamics LV S120 Chassis-2 LC
3.5				Simovert Masterdrive
3.5.2				Frekvenční měniče Simovert Masterdrives VC, MC - nad 200 kW
3.5.2		4171		skříňové provedení
3.5.2		4176		vestavné provedení, od 250 kW včetně
3.5.2		4179		skříňové provedení - aplikace
3.7				Cranes
3.7	741			Cranes
3.9				Stejnoseměrné měniče SIMOREG DC MASTER
3.9		4106		DC Export
3.10				ŘS SINUMERIK a řešení MC MT
3.10	711			MT High-end
3.10	712			MT Midrange / Standard
3.10	713			SINUMERIK ONE
3.10	714			MT Panelsystems
3.10	715			MT Accessories / others
3.10	716			MTS Industrial Software
3.10	717			MTS Standard
3.10	718			MT Prepare phase-out
3.11				Ostatní produkty Motion Control
3.11	781			SINAMICS V - V60, V70
3.12				Frekvenční měniče SINAMICS G180
3.12		5780		Frekvenční měniče SINAMICS G180
3.99				Produkty Customer Services
3.99	3A0			MICROMASTER Product cancellation R220
3.99	3A1			MICROMASTER Product cancellation
3.99	3A2			SINAMICS G Product cancellation

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
3.99	3C1			SINAMICS V10-1 Product cancellation
3.99	7A0			SIMOTICS Product Cancellation R220
3.99	7A1			MTS Product cancellation
3.99	7A2			MASTERDRIVES Product cancellation
3.99	7A4			Cranes Product cancellation
3.99	7A5			Drives Product cancellation
3.99	7A6			SIMOTICS Product Cancellation
3.99	7A7			SINAMICS S AC/AC Blocksize Product cancellation
3.99	790			Personnel Service
4				Motory
4.1				Asynchronní motory
4.1.1				SD motory
4.1.1	3F1			LV Standard Motors FS 063-090
4.1.1		4Q09		SYS*Drive Mounted Motors FS063-90
4.1.1		4R90		MOT*1LE1 5/6_4*CI*IE4*FS063-090
4.1.1		5104		MOT*1LE1002*AL*IE1*FS063-090
4.1.1		5106		SON*Preisgr*3F1*
4.1.1		5110		MOT*1LE1001*AL*IE2*FS063-090
4.1.1		5114		MOT*1LE1003*AL*IE3*FS063-090
4.1.1		5116		MOT*1LE1 5/6_2*CI*IE1*FS063-090
4.1.1		5120		MOT*1LE1 5/6_1*CI*IE2*FS063-090
4.1.1		5124		MOT*1LE1 5/6_3*CI*IE3*FS063-090
4.1.1		5899		MOT*1FP1*VSD CI*IE4*FS063-090
4.1.1		5901		MOT*1FP1*VSD AL*IE4*FS063-090
4.1.1	3F2			LV Standard Motors FS 100-160
4.1.1		4Q10		SYS*Drive Mounted Motors FS100-160
4.1.1		5105		MOT*1LE1002*AL*IE1*FS100-160
4.1.1		5108		SON*Preisgr*3F2*
4.1.1		5111		MOT*1LE1001*AL*IE2*FS100-160
4.1.1		5115		MOT*1LE1003*AL*IE3*FS100-160
4.1.1		5117		MOT*1LE1 5/6_2*CI*IE1*FS100-160
4.1.1		5121		MOT*1LE1 5/6_1*CI*IE2*FS100-160
4.1.1		5125		MOT*1LE1 5/6_3*CI*IE3*FS100-160
4.1.1		5900		MOT*1FP1*VSD CI*IE4*FS100-160
4.1.1		5902		MOT*1FP1*VSD AL*IE4*FS100-160
4.1.1		5905		MOT*1LE1 5/6_4*CI*IE4*FS100-160
4.1.1		5907		MOT*1LE1004*AL*IE4*FS100-160
4.1.1	3F3			LV Standard Motors FS 180-225
4.1.1		4R81		MOT*1FP1*VSD CI*IE4*FS180-225
4.1.1		4R82		MOT*1FP1*VSD AL*IE4*FS180-225
4.1.1		4R84		MOT*1LE1002*AL*IE1*FS180-225
4.1.1		4R85		MOT*1LE1001*AL*IE2*FS180-225
4.1.1		4R86		MOT*1LE1003*AL*IE3*FS180-225
4.1.1		5112		SON*Preisgr*3F3*
4.1.1		5118		MOT*1LE1 5/6_2*CI*IE1*FS180-225
4.1.1		5122		MOT*1LE1 5/6_1*CI*IE2*FS180-225
4.1.1		5126		MOT*1LE1 5/6_3*CI*IE3*FS180-225
4.1.1		5906		MOT*1LE1 5/6_4*CI*IE4*FS180-225
4.1.1		5908		MOT*1LE1004*AL*IE4*FS180-225
4.1.1	3F4			LV Standard Motors FS 250-355
4.1.1		2678		MOT*1LE5__4*CI*IE4*FS250-355
4.1.1		2679		MOT*1LE5__3*CI*IE3*FS250-355
4.1.1		4R83		MOT*1LE1 5/6_4*CI*IE4*FS250-355
4.1.1		5119		MOT*1LE1 5/6_2*CI*IE1*FS250-355
4.1.1		5123		MOT*1LE1 5/6_1*CI*IE2*FS250-355
4.1.1		5127		MOT*1LE1 5/6_3*CI*IE3*FS250-355
4.1.1		5649		SON*Preisgr*3F4*
4.1.1	3X1			LV Ex Motors FS 063-355
4.1.1		2638		MOT*1MB1*Ex eb*CI*IE3*FS063-355
4.1.1		2673		MOT*1MB5*Ex ec/tb/tc*CI*IE3*063-355
4.1.1		2675		MOT*1MB5*Ex ec/tb/tc*CI*IE4*063-355
4.1.1		4P97		MOT*1MB1*Ex db IIC*CI*IE3*FS063-355
4.1.1		4P99		MOT*1MB5*Ex db IIC*CI*IE3*FS063-355
4.1.1		4Q00		MOT*1MB5*Ex eb*CI*IE3*FS063-355
4.1.1		4R87		MOT*1MB1*Ex eb*AL*IE2*FS063-355
4.1.1		4R88		MOT*1MB1*Ex db IIB*CI*IE3*FS063-355
4.1.1		4R89		MOT*1MB5*Ex db IIB*CI*IE3*FS063-355
4.1.1		5141		MOT*1MB1*Ex ec/tb/tc*AL*IE1*063-355
4.1.1		5143		MOT*1MB1*Ex ec/tb/tc*CI*IE1*063-355
4.1.1		5145		MOT*1MB1*Ex ec/tb/tc*AL*IE2*063-355
4.1.1		5147		MOT*1MB1*Ex ec/tb/tc*CI*IE2*063-355
4.1.1		5628		MOT*1MB1*Ex ec/tb/tc*AL*IE3*063-355
4.1.1		5630		MOT*1MB1*Ex ec/tb/tc*CI*IE3*063-355
4.1.1		5911		MOT*1MB1*Ex ec/tb/tc*AL*IE4*063-355
4.1.1		5913		MOT*1MB1*Ex ec/tb/tc*CI*IE4*063-355
4.1.1	3Z3			LV Special Motors
4.1.1		2635		MOT*1PC3*Costumer Build in Motor
4.1.1		2637		MOT*1PC13_1*Crane*FS063-450
4.1.1		2669		MOT*1PC4004*IE4*FS063-450
4.1.1		2670		MOT*1PC4004*IE3*FS063-450
4.1.1		3681		MOT*1PC8*MC GMC*AL*FS063-450
4.1.1		4P01		MOT*1FP3*VSD AL*IE4*FS063-450
4.1.1		4P02		MOT*1FP3*VSD CI*IE4*FS063-450
4.1.1		4P51		MOT*1PC13*Rollertable*IE2*FS063-450
4.1.1		4P52		MOT*1PC13*Smoke Al*IE3*FS063-450
4.1.1		4P53		MOT*1PC13*Smoke CI*IE3*FS063-450
4.1.1		4P55		MOT*1PC3*HIGH SPEED AL*IE1
4.1.1		4P56		MOT*1PC3*High speed CI*IE1
4.1.1		4Q07		MOT*1FP8*MC GMC*AL*FS063-450
4.1.1		4R91		SYS*LMS*FS100-160
4.1.1		4R92		SYS*LMS*FS180-225

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
4.1.1		4R93		SYS*LMS*FS250-355
4.1.1		4R94		MOT*SPM*FS63-90
4.1.1		4R95		MOT*SPM*FS100-160
4.1.1		4R96		MOT*SPM*FS180-225
4.1.1		4R97		MOT*SPM*FS250-355
4.1.1		5128		MOT*1PC3*CI*IE1*FS063-450
4.1.1		5129		MOT*1PC3*CI*IE2*FS063-450
4.1.1		5130		MOT*1PC3*CI*IE3*FS063-450
4.1.1		5131		MOT*1PC3*AI*IE1*FS063-450
4.1.1		5132		MOT*1PC3*AI*IE2*FS063-450
4.1.1		5133		MOT*1PC3*AI*IE3*FS063-450
4.1.1		5137		MOT*1PC14*Steelplant*IE2*FS063-450
4.1.1		5139		MOT*1PC13*Smoke AI*IE2*FS063-450
4.1.1		5140		MOT*1PC13*Smoke CI*IE2*FS063-450
4.1.1		5903		MOT*1PC3*VSD AL*IE4*FS063-450
4.1.1		5904		MOT*1PC3*VSD CI*IE4*FS063-450
4.1.1		5915		MOT*1PC3*AL*IE4*FS063-450
4.1.1		6299		MOT*1PC3*CI*IE4*FS063-450
4.1.1	3ZB			LV Motors FS 400-450
4.1.1		4P41		MOT*1LE5__4*CI*IE4*FS400-450
4.1.1		4P42		MOT*1LE5__3*CI*IE3*FS400-450
4.1.1		4Q01		MOT*1MB5*Ex ec/tb/tc*CI*IE3*400-450
4.1.1		4Q02		MOT*1MB5*Ex ec/tb/tc*CI*IE4*400-450
4.1.1		5651		SON*Preisgr*3ZB*
4.1.4				AC motory, v.z. Norimberk
4.1.4		3520		AC motory, nízké napětí, 200 - 1000 kW
4.1.4		3521		AC Motory, nízké napětí, 1PH8 LD, osová výška 355
4.1.4		3522		AC Motory, nízké napětí, SIMOTICS FD
4.2				Synchronní a asynchronní servomotory; lineární motory, torquemotory
4.2.1				Servomotory
4.2.1	761			SIMOTICS M
4.2.1	762			SIMOTICS S Performace&High
4.2.1	763			SIMOTICS L
4.2.1	765			SIMOTICS T
4.2.1	766			SIMOTICS A
4.2.1	767			ENCODER
4.2.1	769			SIMOTICS S Servo geared motors
4.2.2				Kabeláž Motion Connect
4.2.2	764			MOTION CONNECT
4.4				DC motory
4.4		3315		Components DC Motors
4.99				Produkty Customer Services
4.99.1				Náhradní díly SD motory
4.99.1		9750		MOTORS*ACCESSOIRES*OTHERS
4.99.1		9751		MOTORS*REPAIR-PARTS*OTHERS
4.99.1		9765		Motoren Modifi.kits (XZM) FS56-160
4.99.2				LD Produkty Customer Services
4.99.2		3645		Spare Sinamics DCM
4.99.2		4929		Spare Parts LV-Drives (Sinamics) P
4.99.2		4933		Spare Parts PCS LV Masterdrive
5				Procesní instrumentace a analyzátoři, průmyslové senzory
5.1				Procesní instrumentace
5.1.1				Měření tlaku
5.1.1	8P1			SITRANS P DSIII + P310 + P410
5.1.1	8P2			Membránové oddělovače
5.1.1	8P3			SITRANS P300
5.1.1	8P4			SITRANS P200/210/220
5.1.1			7MF157%	SITRANS LH100 + LH300
5.1.1	8P5			SITRANS P500
5.1.1	8P6			Ventilové soupravy
5.1.2				Měření teploty
5.1.2		4782		Převodníky THxxx / TRxxx
5.1.2		4785		Snímače teploty TS100/200/500
5.1.2	8TO			Snímače teploty Reckmann
5.1.4				Měření průtoku
5.1.4	8F1			Indukční průtokoměry MAG
5.1.4	8F2			MAG8000 bateriový
5.1.4	8F3			Transmag
5.1.4	8F4			Hmotnostní průtokoměry MASS
5.1.4	8F5			Hmotnostní průtokoměry FC4xx
5.1.4	8F6			Ultrazvukové průtokoměry
5.1.4	8F7			Clamp-on průtokoměry
5.1.4	8F8			Vírové průtokoměry FX3xx
5.1.5				Měření hladiny
5.1.5		4710		Ultrazvukové hladinoměry
5.1.5		4711		SITRANS LU150
5.1.5		4719		Ultrazvukové hladinoměry (převodníky)
5.1.5	8L2			Radary
5.1.5	8L3			Kapacitní hladinoměry
5.1.5	8L4			TDR radary LG2xx
5.1.5	8LO			Limitní LPS, LVL, LVS
5.1.6				Process protection (akustické senzory)
5.1.6	8S1			Process protection (akustické senzory)
5.1.7				Vážicí systémy
5.1.7		4903		SIWAREX Miscellaneous
5.1.7		4909		SIWAREX WP2xx
5.1.7	8W1			Pásové váhy + Solid flowmeters
5.1.7	8W4			SIWAREX CS, CF, U, FTA, FTC
5.1.7	8W5			SIWAREX tenzometry
5.1.8				Sipart PS2 pozicionéry
5.1.8	8V1			Sipart PS2 pozicionéry

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
5.1.9				SIPART PS100
5.1.9	8V2			SIPART PS100
5.2				Procesní analyzátoři
5.2	820			Kontinuální plynové analyzátoři
5.2	823			Laserové analyzátoři
5.2	82B			Sety + Siprocess UV600
5.2	82C			Chromatografy
6				Mechanické pohony
6.1				Elektropřevodovky MD - MOTOX
6.1	81F			MOTOX helical geared motor
6.1	81G			MOTOX parallel shaft geared motor
6.1	81H			MOTOX bevel helical geared motor
6.1	81I			MOTOX helical worm geared motor
6.1	81K			MOTOX worm geared motor
6.2				Elektropřevodovky MD - SIMOGEAR
6.2	3G0			SIMOGEAR helical geared motor
6.2	3G1			SIMOGEAR parallel shaft geared motor
6.2	3G2			SIMOGEAR bevel helical geared motor
6.2	3G3			SIMOGEAR helical worm geared motor
6.2	3G4			SIMOGEAR worm geared motor
6.2	3G5			SIMOGEAR monorail geared motor
6.99				Díly SIMOGEAR a MOTOX
6.99.1				Díly SIMOGEAR
6.99.1		3565		Simogear parts
6.99.2				Díly MOTOX
6.99.2		2228		MOTOX parts
6.99.2		2229		MOTOX parts
6.99.3				Náhradní díly MOTOX
6.99.3		2238		MOTOX SERVICE SPARE-PARTS
7				Produkty divize EM DG
7.1				SICAM
7.1			7KG7750-0%	
7.1			7KG7755-0%	
7.1			7KG8080-0AA00-0AA0	
7.1			7KG8080-0BA00-0AA0	
7.1			7KG8080-1AA00-0AA0	
7.1			7KG8080-1BA00-0AA0	
7.1			7KG8081-1AA00-0AA0	
7.1			7KG8500-0AA00-0AA0	
7.1			7KG8500-0AA00-2AA0	
7.1			7KG8500-0AA10-0AA0	
7.1			7KG8500-0AA10-2AA0	
7.1			7KG8500-0AA30-0AA0	
7.1			7KG8500-0AA30-2AA0	
7.1			7KG8501-0AA01-0AA0	
7.1			7KG8501-0AA01-2AA0	
7.1			7KG8501-0AA02-0AA0	
7.1			7KG8501-0AA02-2AA0	
7.1			7KG8501-0AA11-0AA0	
7.1			7KG8501-0AA11-2AA0	
7.1			7KG8501-0AA12-0AA0	
7.1			7KG8501-0AA12-2AA0	
7.1			7KG8501-0AA31-0AA0	
7.1			7KG8501-0AA31-2AA0	
7.1			7KG8501-0AA32-0AA0	
7.1			7KG8501-0AA32-2AA0	
7.1			7KG8550-0AA00-0AA0	
7.1			7KG8550-0AA00-2AA0	
7.1			7KG8550-0AA10-0AA0	
7.1			7KG8550-0AA10-2AA0	
7.1			7KG8550-0AA30-0AA0	
7.1			7KG8550-0AA30-2AA0	
7.1			7KG8551-0AA01-0AA0	
7.1			7KG8551-0AA01-2AA0	
7.1			7KG8551-0AA02-0AA0	
7.1			7KG8551-0AA02-2AA0	
7.1			7KG8551-0AA11-0AA0	
7.1			7KG8551-0AA11-2AA0	
7.1			7KG8551-0AA12-0AA0	
7.1			7KG8551-0AA12-2AA0	
7.1			7KG8551-0AA31-0AA0	
7.1			7KG8551-0AA31-2AA0	
7.1			7KG8551-0AA32-0AA0	
7.1			7KG8551-0AA32-2AA0	
7.1			7KG9501-0AA01-0AA1	
7.1			7KG9501-0AA01-2AA1	
7.1			7KG9501-0AA31-0AA1	
7.1			7KG9501-0AA31-2AA1	
7.1			7KG966%	
7.1			7KG9661-1AA00-1AA0	
7.1			7KG9661-1FA00-1AA0	
7.1			7KG9661-1FA10-1AA0	
7.1			7KG9661-1FA30-1AA0	
7.1			7KG9662-1AA00-2AA0	
7.1			7KG9662-1FA00-2AA0	
7.1			7KG9663-1AA00-1AA0	
7.1			7KG971%	

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
------------------	------------------	------------	------	-------

Rabatová skupina	PG (Price Group)	FAGR (PCK)	MLFB	Popis
------------------	------------------	------------	------	-------