

Nya tjänster • Nya tjänster •



Lena Jämtgren, med placering i Solna och tidigare assistent till Göran Persson, är sedan april assistent till Mikael Leksell i hans roller som vd för Siemens i Sverige, Norge och Nordics samt Digital Industries-chef.

lena.jamtgren@siemens.com



Jessica Boqvist, tidigare vd-assistent, är sedan april assistent till Andreas Hillerström, Head of Finance Digital Industries i Sverige och Nordics, samt support för Digital Industries-organisationen med placering i Solna.

jessica.boqvist@siemens.com



Fredrik Hänninen anställdes i augusti i Jönköping som utbildare inom Sitrain utbildningscenter inom Digital Industries. Fredrik kommer närmast från Beijer Industri och har tidigare arbetat på Siemens.

fredrik.hanninen@siemens.com



Mårten Thelin anställdes i augusti i Linköping som Proposal Specialist Process Automation inom Digital Industries. Mårten kommer närmast från Saab och har tidigare arbetat på Siemens.

marten.thelin@siemens.com

siemens.se/job

Boka in • Boka in • Boka in • Boka in • Boka in •



SITRAIN utbildningscenter

Nya utbildningar inom SIMATIC WinCC Unified

Om du jobbar med att skapa och/eller ändra i HMI-projekt finns nu vår nya utbildning Simatic WinCC Unified & Unified Comfort Panels (TIA-UWCCM) om du vill lära dig grunder och konfiguration av Simatic WinCC Unified och Unified Comfort-paneler.

Om du även skapar/ändrar HMI-projekt för Simatic WinCC Unified PC Runtime är utbildningen Simatic WinCC Unified för pc, avancerad kurs (TIA-UWCCPC) ett naturligt fortsättningssteg för att lära dig mer om Simatic WinCC Unified i SCADA-miljön.

I den digitala utbildningsplattformen Sitrain access finns den webb-baserade utbildningen Advanced Simatic WinCC Unified Scripting (JavaScript) (TIA-UWCCJA) om du vill lära dig mer om att använda Javascript i Simatic WinCC Unified. ■

siemens.se/sitrain

siemens.com/sitrain-access


SITRAIN access – ny digital utbildningsplattform

I våras lanserades vår nya digitala utbildningsplattform Sitrain access. Denna digitala utbildningsplattform ger dig möjlighet att lära dig nya saker och utveckla din kompetens när och var det passar dig via dator, surfplatta eller smarttelefon.

Sitrain access passar alla oavsett förkunskapsnivå och innehåller webbaserade utbildningar, expert talks, kortare learning nuggets, tester för att stämma av din kunskap, övningar, forum med möjlighet att bolla med andra deltagare med mera. Som chef kan du få en överblick över dina anställdas genomförda utbildningar och kan rekommendera utbildningar som verkar vara bra.

Sitrain access tecknas som ett personligt abonnemang per deltagare och är giltigt ett år om du inte väljer att förlänga abonnemangent. ■

siemens.com/sitrain-access



Boka in • Boka in • Boka in • Boka in • Boka in • Boka in • Boka in • Boka in • Boka in •



SITRAIN utbildningscenter

Vill du lära dig OPC-UA?

Vill du lära dig grunder, terminologi och datamodeller kring OPC UA i automationsmiljö?

Nu finns utbildningen OPC UA – Basics and Configuration (IK-OPCUA1). I denna lär du dig att förstå interaktionen mellan de olika komponenterna och att konfigurera de viktigaste OPC UA-servrarna och -klienterna i Simatic-produktportföljen.

 siemens.se/sitRAIN

SITRAIN utbildningscenter

SIMIT i diskret automationsteknik för nybörjare

Simit möjliggör simulering av maskin- och anläggningsbeteende för virtuell idrifttagning.

Med hjälp av komponenterna integrerade i Simit kan du testa plc-kod och etablera nya produkter på marknaden mycket snabbare.

Utbildningen Simit i diskret automationsteknik för nybörjare (DI-SIMITFA) ger dig en översikt över simuleringsmjukvaran Simit's funktioner och bibliotek. Med praktiska exempel lär du dig steg för steg hur du utformar simuleringar/modeller för testning av automationsmjukvara. Målet med utbildningen är att du i Simit ska kunna skapa dina egna komponenter och mallar, skapa en simulering för plc-programmet och ställa in kopplingarna mellan simuleringen i Simit och Simatic S7-PLCSim Advanced. ■

 siemens.se/sitRAIN



SITRAIN utbildningscenter

Nya SINAMICS-utbildningar

Vill du lära dig mer om idrifttagning, service och underhåll av Sinamics S120 med inriktning mot servodrifter? Nu finns två olika möjligheter beroende på vad du använder för mjukvara.

Om du vill lära dig mer om idriftsättning av Sinamics S120 med mjukvaran Startdrive i TIA Portal finns nu utbildningen Sinamics S120 parametrering och idriftsättning/service i TIA Portal (DR-S12-PMT). Om du använder Starter rekommenderas vår utbildning Sinamics S120 startup & service (DR-SNS-SIS).

Om du använder Sinamics G120 går vi under en dag igenom vad som krävs för konfigurering och initial uppstart för en Sinamics G120 i utbildningen Sinamics G120 startup & service (DR-G120). ■

 siemens.se/sitRAIN




SITRAIN utbildningscenter

TIA Portal Openness Programming 1

TIA Portal Openness är API eller programmeringsgränssnitt som tillhandahålls med TIA Portal, med vilket du effektivt kan automatisera vissa uppgifter utan att använda TIA Portal själv. Detta inkluderar uppgifter som projekthantering, konfiguration och parametrering av hårdvara, automatisk generering av blockkod samt olika onlinefunktioner.

Utbildningen TIA Portal Openness Programming 1 (DI-OPEN1) ger en introduktion kring att programmera med C#. Du kommer att lära dig grunderna i C# och prestandan för Openness API i Visual Studio och hur du använder programmeringsspråket C#. Målet med utbildningen är att du ska lära dig att programmera med Visual Studio och programmeringsspråket C# och skapa mindre applikationer med TIA Openness.


 siemens.se/sitrain



SITRAIN utbildningscenter

Lär dig SCL!

Genom att använda Structured Control Language (SCL) istället för Statement List (STL) eller LAD/FBD (ladder/funktionsblockdiagram) kan du minska tiden för att skapa och underhålla program. Vi har därför två nya separata utbildningar för SCL.



I utbildningen Simatic programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL1) får du lära dig grunderna och fördelarna med att använda Structured Control Language (SCL). Du får bland annat lära dig att skapa grundläggande SCL-program, testa dessa och att genomföra diagnostik i SCL-block. I utbildningen Simatic programmering 2 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL2) kommer du att utveckla dina kunskaper och skapa mer komplexa SCL-program. ■

 siemens.se/sitrain

Webbinarier

Passa på att ta del av information som kan effektivisera ditt arbete, fördjupa dig inom olika teman och hör våra experter berätta om produktnyheter och smarta tips. Välj själv: lyssna direkt eller se dem i efterhand när det passar dig bäst!

 siemens.se/webbinarier