

## ESPECIFICAÇÕES

**Formato:** 80 x 120 cm


**Material:** adesivo sobre placa MDF

**Cores:** 4 x 0

## CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

Peça para demonstração de produtos.

Os espaços em preto representam onde os produtos serão inseridos na peça.



Perspectiva da peça

## Modelo 2

### Soluções monitoramento e controle

Código: TOT2



**SIEMENS**  
*Engenhosidade para a vida.*



## Confiança ao seu alcance

Soluções em Monitoramento e Controle

**Relés inteligentes**

1986 | Primeiro Simocode



Hoje o mais automatizado



**Relés de Tempo e Supervisão 3UG e 7PU**

As linhas de relés de tempo 7PU e supervisão 3UG oferecem tecnologia adequada para monitoramento de redes trifásicas e monofásicas, também são ideais para integrar sistemas de controle e automação por um preço acessível.



**Relés de Interface 3RQ3 e LZS**

Uma ampla seleção de relés de interface e conversores de sinais estão disponíveis para a isolação elétrica de I/Os, amplificação dos sinais e também para conversão de diferentes níveis de tensões ou sinais.



## Modelo 3

### Soluções em manobra e proteção

Código: TOT3



**SIEMENS**  
*Engenhosidade para a vida.*



## Confiança ao seu alcance


Soluções em Manobra e Proteção

**Disjuntores-motor, Contatores e Relés de Sobrecarga**

3TS e 3US



SIRIUS 3RT, 3RV e 3RU



Contatores e Relés de Estado Sólido 3RF



**Acionamentos**

Chaves de Partida 3TW8



Partidas Ultra-Compactas 3RM1



Soft Starters 3RW

