



# Dallmayr X85

## Mit aller Energie sparen



- ▶ 10 frei wählbare Tasten für Bio- und FAIRTRADE-Kaffee
- ▶ Langlebige, energiesparende LED-Beleuchtung mit Zeitsteuerung
- ▶ Optimierte Wärmeleistung des Boilers durch isolierte Hülle
- ▶ Individuelle Anpassung der Wassertemperatur sowie der Heizzeiten (Nachtabsenkung) des Boilers
- ▶ Sleep-Modus
- ▶ Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung
- ▶ Längere Lebensdauer aufgrund bester Qualität
- ▶ Recyclingfähig durch einfache Materialtrennung



**Dallmayr**  
VENDING & OFFICE



# Ausstattung und Technik

- ▶ Innovative Automatentechnik mit intuitiver Bedienung
- ▶ 10 große Anwahltasten für die verschiedenen Getränke
- ▶ 34 frei programmierbare Getränkerezepte – optional mit Frischmilch oder Milchpulver
- ▶ Portionsgrößen von 30 ml bis zu 500 ml wählbar
- ▶ Exzellenter Kaffeegenuss durch isolierte Edelstahlbrühkammer, hydraulisch aufblasbare Brüherabdichtungen und Mikrofilter-Crema-Feinsiebe sowie Preinfusionstechnologie
- ▶ Maximale Funktionssicherheit und Langlebigkeit durch hochwertige Komponenten
- ▶ Automatisiertes Quick-and-easy-Reinigungsverfahren (Komplettreinigung in weniger als 12 Minuten)

# Zahlungssysteme

Dallmayr X85 stellt sich flexibel auf die firmenspezifischen Anforderungen ein:

- ▶ Bargeldlose Bezahlung mit Betriebsausweis oder Schlüsselanhänger
- ▶ Bargeld (Münzprüfer/-wechsler)
- ▶ Produktausgabe ohne Bezahlung (Freiverkauf mit Nachberechnung)

# Daten und Maße

- ▶ Spannung 230 V/16 A
- ▶ Leistung 2.900 W
- ▶ Gewicht 68 kg
- ▶ Maße in mm (H x B x T): 710 x 450 x 570
- ▶ Maße Zahlungsmodul in mm (H x B x T): 600 x 175 x 425
- ▶ Maße Milchkühler in mm (H x B x T): 600 x 215 x 425
- ▶ Maße Tassenwärmer in mm (H x B x T): 600 x 330 x 425
- ▶ Stromfrequenz 50 Hz
- ▶ Wasseranschluss 3/8"
- ▶ 2 Bohnenbehälter



**Dallmayr**  
VENDING & OFFICE