



แก็ตตาล็อก

สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า รุ่นเดลต้า

DELTA switches and sockets

[siemens.com/delta](https://www.siemens.com/delta)

Catalog
Thailand
version

Edition
2024

SIEMENS

สารบัญ

DELTA relfa 86 series	3
DELTA relfa 120 series	6
DELTA azio	11
DELTA arina	20


ผลิตภัณฑ์ซีเมนส์ เพื่อระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าที่เสถียร ปลอดภัย และชาญฉลาด

ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในอาคาร ทุกระบบล้วนขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ แม้แต่ปัญหาไฟฟ้ายลowsเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ในลำดับถัดมา ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องการผลิตภัณฑ์และระบบที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ตลอดเวลาและให้ความปลอดภัยแก่คุณเสมอ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรงดันไฟฟ้าต่ำของซีเมนส์ มีวางจำหน่ายทั่วโลกครอบคลุมตั้งแต่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านพักอาศัย

สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าของซีเมนส์ รวมความหลากหลายของงานออกแบบที่ลงตัว จากการเลือกผสมผสานการใช้วัสดุคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัย สวยงาม และตอบสนองกับทุกความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์

Designed and developed in Germany

















Siemens DELTA® relfa Plus 86 Series

Robustness, Everlasting Design

ดีไซน์ที่เข้ากับทุกเทรนด์การออกแบบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ปรับแต่งผสมผสานหลายฟังก์ชันการใช้งานได้ในเฟรมเดียวกัน แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	ราคา/หน่วย		
สวิตช์ไฟฟ้า					
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 1 Gang 1 Way Switch	5TA1311-3PC01 5TA1311-3PC02 5TA1311-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม	75 *** ***	
		สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 2 Gang 1 Way Switch	5TA1321-3PC01 5TA1321-3PC02 5TA1321-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม	115 *** ***
			สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 3 Gang 1 Way Switch	5TA1331-3PC01 5TA1331-3PC02 5TA1331-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			สวิตช์ทางเดียว 4 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 4 Gang 1 Way Switch	5TA1341-3PC01 5TA1341-3PC02 5TA1341-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 1 Gang 2 Way Switch	5TA1313-3PC01 5TA1313-3PC02 5TA1313-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 2 Gang 2 Way Switch	5TA1323-3PC01 5TA1323-3PC02 5TA1323-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			สวิตช์สองทาง 3 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 3 Gang 2 Way Switch	5TA1333-3PC01 5TA1333-3PC02 5TA1333-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			สวิตช์สองทาง 4 สวิตช์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 4 Gang 2 Way Switch	5TA1343-3PC01 5TA1343-3PC02 5TA1343-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม
			สวิตช์กึ่งกระดิ่ง (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 5TD1312-3PC01 5TD1312-3PC02 5TD1312-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม	125 *** ***
			สวิตช์กึ่งกลางทาง (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 10AX 1 Gang Intermediate Switch	5TA1315-3PC01 5TA1315-3PC02 5TA1315-3PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	ราคา/หน่วย		
เต้ารับไฟฟ้า					
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ มีม่านนิรภัย (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 16A one gang round/flat 3 pin universal socket (one gang size)	5UB1334-8PC01 5UB1334-8PC02 5UB1334-8PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม	150 *** ***	
		เต้ารับคู่ มีกราวด์ มีม่านนิรภัย (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. 16A twin gang round/flat 3 pin universal socket (one gang size)	5UB1344-8PC01 5UB1344-8PC02 5UB1344-8PC05	ขาว เงิน เทาเข้ม	290 *** ***

***ติดต่อตัวแทนจำหน่าย











รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

สี

ราคา/หน่วย

เต้ารับไฟฟ้า


	เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอมห์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1331-3PC01		ขาว	165
	TV socket	5UH1331-3PC02		เงิน	***
		5UH1331-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้ารับโทรทัศน์แบบเกลียว (F-Type) (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1332-3PC01		ขาว	315
	Braodband TV socket, F connection	5UH1332-3PC02		เงิน	***
		5UH1332-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1361-3PC01		ขาว	165
	1gang RJ11 socket	5UH1361-3PC02		เงิน	***
		5UH1361-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย 2 ช่อง (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1364-3PC01		ขาว	225
	2gang RJ11 socket	5UH1364-3PC02		เงิน	***
		5UH1364-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.5e (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1362-3PC01		ขาว	225
	1gang RJ45 CAT5e socket	5UH1362-3PC02		เงิน	***
		5UH1362-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.5e 2 ช่อง (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1365-3PC01		ขาว	425
	2gang RJ45 CAT5e socket	5UH1365-3PC02		เงิน	***
		5UH1365-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้ารับโทรศัพท์ + เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat5e	5UH1363-3PC01		ขาว	425
	RJ11+RJ45 Cat5e socket	5UH1363-3PC02		เงิน	***
		5UH1363-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้ารับโทรทัศน์ + เต้ารับคอมพิวเตอร์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1335-3PC01		ขาว	350
	TV+RJ45 cat5e socket	5UH1335-3PC02		เงิน	***
		5UH1335-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้ารับโทรทัศน์ + เต้ารับคอมพิวเตอร์ (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1333-3PC01		ขาว	225
	TV+RJ11 socket	5UH1333-3PC02		เงิน	***
		5UH1333-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1371-3PC01		ขาว	450
	1gang RJ45 Cat 6 socket	5UH1371-3PC02		เงิน	***
		5UH1371-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ 2 ช่อง CAT6 (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1372-3PC01		ขาว	640
	2gang RJ45 Cat 6 socket	5UH1372-3PC02		เงิน	***
		5UH1372-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้าโทรศัพท์ + เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1373-3PC01		ขาว	600
	RJ11+RJ45 Cat 6 socket	5UH1373-3PC02		เงิน	***
		5UH1373-3PC05		เทาเข้ม	***
	เต้าทีวี + เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม.	5UH1374-3PC01		ขาว	600
	TV+RJ45 Cat 6 socket	5UH1374-3PC02		เงิน	***
		5UH1374-3PC05		เทาเข้ม	***
	แผ่นปิดเต้ารับคอมพิวเตอร์ 1gang RJ45 Blank Plate	5UH1313-1PC01		ขาว	75
		5UH1313-1PC02		เงิน	***
		5UH1313-1PC05		เทาเข้ม	***
	แผ่นปิดเต้ารับคอมพิวเตอร์ 2gang RJ45 Blank Plate	5UH1313-2PC01		ขาว	100
		5UH1313-2PC02		เงิน	***
		5UH1313-2PC05		เทาเข้ม	***
	แผ่นปิดช่องว่าง (พร้อมฝา) ขนาด 86 มม. Blank plate	5UH1313-3PC01		ขาว	65
		5UH1313-3PC02		เงิน	***
		5UH1313-3PC05		เทาเข้ม	***

***ติดต่อตัวแทนจำหน่าย


QR Code ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



เต้ารับไฟฟ้า RELFA



สวิตช์ไฟฟ้า RELFA



Siemens DELTA® relfa 120 Series

Robustness, Everlasting Design

ดีไซน์ที่เข้ากับทุกกรณีการออกแบบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ปรับแต่งผสมผสานหลายฟังก์ชันการใช้งานได้ในเฟรมเดียวกัน แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน



สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าของซีเมนส์

รวมความหลากหลายของงานออกแบบที่ลงตัวจากการเลือกผสมผสานการใช้วัสดุคุณภาพสูง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัย สวยงามและตอบสนองกับทุกความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์

DELTA relfa รังสรรค์มิติดีไซน์การออกแบบสำหรับรองรับการใช้งานทั้งในแบบแนวตั้งและแนวนอน ทหลากหลายรูปแบบ เช่น สวิตช์ปุ่มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เต้ารับเดี่ยวและเต้ารับคู่ พร้อมทั้งแบบที่มีม่านนิรภัย สวิตช์ตรีไฟ เต้ารับ โตรกต์สค์ โตรคัพท์ คอมพิวเตอร์ พร้อมฝาครอบ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและจัตุรัส เป็นต้น วัสดุมีความทนทาน ติดตั้งง่าย มั่นใจปลอดภัยผ่านการทดสอบ และได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) DELTA relfa มาพร้อมโทนสีให้เลือกใช้งาน เข้ากับพื้นผิวผนังห้องที่ต้องการ ด้วย 3 โทนสี ได้แก่ สีขาว สีเงิน และ สีเทาเข้ม

คุณสมบัติเด่น


- วัสดุทำจากไฟสคาร์บอนเนต
คุณภาพสูง ไม่ลามไฟ ทนทาน
ต่อแรงกระแทก
- ติดตั้งสะดวกง่ายดาย
- ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMC Protection
- มีทั้งเต้ารับ USB Charger Type A รุ่น 2.1 A ขนาด 1M ที่สามารถเสียบสายได้ 2 ช่อง และรุ่นเต้ารับแบบผสม USB Charger Type A+ Type C ที่ตอบโจทย์ได้หลากหลาย
- ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)










ความปลอดภัยที่ซ่อนอยู่ภายใน

เต้ารับมีม่านนิรภัยกันนิ้วแทย ระบบป้องกัน การช็อกไฟฟ้า





































หน้าสัมผัสทำจากโลหะเงิน จึงเสถียรและการนำไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงสุด




สะพานไฟทำจากโลหะผสมทองแดงฟอสฟอรัส



รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	ราคา/หน่วย
สวิตช์ไฟฟ้า			
	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1M	5TA2211-1PC11	ขาว 30
	10AX 1M 1 Way Switch	5TA2211-1PC12	เงิน 38
		5TA2211-1PC13	เทาเข้ม 38
	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5M	5TA2211-2PC11	ขาว 45
	10AX 1.5M 1 Way Switch	5TA2211-2PC12	เงิน 54
		5TA2211-2PC13	เทาเข้ม 54
	สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3M	5TA2211-3PC11	ขาว 51
	10AX 3M 1 Way Switch	5TA2211-3PC12	เงิน 62
		5TA2211-3PC13	เทาเข้ม 62
	สวิตช์ 2 ทาง ขนาด 1M	5TA2213-1PC11	ขาว 45
	10AX 1M 2 Way Switch	5TA2213-1PC12	เงิน 55
		5TA2213-1PC13	เทาเข้ม 55
	สวิตช์ 2 ทาง ขนาด 1.5M	5TA2213-2PC11	ขาว 63
	10AX 1.5M 2 Way Switch	5TA2213-2PC12	เงิน 75
		5TA2213-2PC13	เทาเข้ม 75
	สวิตช์ 2 ทาง ขนาด 3M	5TA2213-3PC11	ขาว 72
	10AX 3M 2 Way Switch	5TA2213-3PC12	เงิน 88
		5TA2213-3PC13	เทาเข้ม 88
	สวิตช์ 4 ทาง	5TA2217-1PC11	ขาว 310
	1M Intermediate	5TA2217-1PC12	เงิน 320
	Switch 24mm	5TA2217-1PC13	เทาเข้ม 320
	สวิตช์กดกระดิ่ง	5TD2211-1PC11	ขาว 90
	10A Doorbell Switch	5TD2211-1PC12	เงิน 105
		5TD2211-1PC13	เทาเข้ม 105
	กลองกระดิ่ง	5TD1351-3PC01	ขาว 620
	Door Chime 220-240 (Built-in transformer)		




	รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	ราคา/หน่วย	
	เต้ารับ ขากลมแบน มีกราวด์ มีมันนิรภัย	5UB2234-8PC11		ขาว	95
	16A 2M 3 Pin Socket	5UB2234-8PC12		เงิน	120
		5UB2234-8PC13		เทาเข้ม	120
	เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ มีมันนิรภัย	5UB3344-8PC11		ขาว	139
	16A 3M Twin 3 Pin Socket	5UB3344-8PC12		เงิน	180
		5UB3344-8PC13		เทาเข้ม	180
	เต้ารับคู่ แบบ USB ขนาด 2.1แอมป์	5UH2211-1PC11		ขาว	760
	1M Twin USB charger	5UH2211-1PC12		เงิน	950
	(2.1A 2ports)	5UH2211-1PC13		เทาเข้ม	950
	เต้ารับ USB Type A + Type C	5UH2212-2PC11		ขาว	890
	USB Type A + Type C 2.4 A	5UH2212-2PC12		เงิน	980
		5UH2212-2PC13		เทาเข้ม	980
	เต้ารับโทรทัศน์ แบบเกลียว	5UH2231-1PC11		ขาว	137
	1M TV Socket, F type	5UH2231-1PC12		เงิน	168
		5UH2231-1PC13		เทาเข้ม	168
	เต้ารับโทรทัศน์ แบบเสียบ	5UH2232-1PC11		ขาว	132
	1M TV Socket, Coaxial 75ohm	5UH2232-1PC12		เงิน	160
		5UH2232-1PC13		เทาเข้ม	160
	เต้ารับโทรศัพท์	5UH2233-1PC11		ขาว	122
	1M RJ11 Socket	5UH2233-1PC12		เงิน	150
		5UH2233-1PC13		เทาเข้ม	150
	เต้ารับคอมพิวเตอร์	5UH2234-1PC11		ขาว	315
	1M RJ45 Cat5e Socket	5UH2234-1PC12		เงิน	380
		5UH2234-1PC13		เทาเข้ม	380
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8สาย (Cat6)	5UH2235-1PC11		ขาว	395
	8 Core Data Socket 24mm	5UH2235-1PC12		เงิน	495
		5UH2235-1PC13		เทาเข้ม	495

	รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	ราคา/หน่วย	
	สวิตช์รีไฟ ขนาด/M ขนาด 50-250W	5UH2241-2PC11		ขาว	710
	2M Dimmer Switch with	5UH2241-2PC12		เงิน	950
	EMC protection	5UH2241-2PC13		เทาเข้ม	950


ฝาครอบ

	ฝา 1 ช่อง 1M ขนาด 120 มม.	5UH2221-1PC11		ขาว	20
	1M Plate + frame	5UH2221-1PC12		เงิน	32
		5UH2221-1PC13		เทาเข้ม	32
	ฝา 1 ช่อง 2M ขนาด 120 มม.	5UH2221-2PC11		ขาว	20
	2M Plate + frame	5UH2221-2PC12		เงิน	32
		5UH2221-2PC13		เทาเข้ม	32
	ฝา 1 ช่อง 3M ขนาด 120 มม.	5UH2221-3PC11		ขาว	20
	3M Plate + frame	5UH2221-3PC12		เงิน	32
		5UH2221-3PC13		เทาเข้ม	32
	ฝา 2 ช่อง 1M ขนาด 120 มม.	5UH2222-1PC11		ขาว	20
	1M + 1M Plate + frame	5UH2222-1PC12		เงิน	32
		5UH2222-1PC13		เทาเข้ม	32
	ฝา 4 ช่องสำหรับสวิตช์ 1M	5UH2222-4PC11		ขาว	88
	4 x 1 M double plate + frame	5UH2222-4PC12		เงิน	110
		5UH2222-4PC13		เทาเข้ม	110
	ฝา 3+3 ช่อง	5UH2222-6PC11		ขาว	88
	2 x 3 M double plate + frame	5UH2222-6PC12		เงิน	110
		5UH2222-6PC13		เทาเข้ม	110
	แผ่นอุดรูช่องว่าง	5UH2251-1PC11		ขาว	16
	1M Blank Plate	5UH2251-1PC12		เงิน	28
		5UH2251-1PC13		เทาเข้ม	28
	ฝาปิดช่องว่าง ขนาด 120 มม.	5UH2223-3PC11		ขาว	28
	Full Blank Plate	5UH2223-3PC12		เงิน	35
		5UH2223-3PC13		เทาเข้ม	35
	ฝาทันน้ำ IP55 IP 55 Weatherproof Cover	5UH2252-3PC01		เทาเข้ม	300


WIRING




สวิตซ์ทางเดียว




สวิตซ์ 2 ทาง



เต้ารับไฟฟ้า



สวิตซ์ทางเดียว (แบบปิดมีไฟ)



สวิตซ์ทางเดียว (แบบเปิดมีไฟ)






QR Code ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



เต้ารับไฟฟ้า RELFA 120



สวิตซ์ไฟฟ้า RELFA 120



Siemens DELTA® azio Series

New Inspiration

แรงบันดาลใจร่วมสมัย ผสมผสานเทคโนโลยีและดีไซน์ที่สรรสร้างโดยทีมวิศวกรเยอรมัน ด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม พร้อมนวัตกรรมหลอดไฟ LED สีฟ้า ที่โดดเด่น และคงทน


New inspiration

DELTA azio แรบบันตาลใจสำหรับคนร่วมสมัย ที่พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานทั้งคุณภาพ เทคโนโลยี และดีไซน์ล้ำสมัย

เป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยทีมวิศวกรจากเยอรมัน บนวัสดุชั้นเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพ Siemens วัสดุที่เลือกใช้ภายในเป็น ซิลเวอร์อัลลอย ซึ่งสามารถรับตีถึงประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งาน พร้อมทั้งมีนวัตกรรมใหม่ด้วยหลอดไฟ LED สีฟ้าที่โดดเด่น ประหยัดไฟ และคงทน ส่วนประกอบถูกออกแบบขึ้นเพื่อปกป้องระบบการทำงานภายใน สะดวกต่อการติดตั้ง รื้อถอน และวัสดุพลาสติกสีฟ้าที่ตั้งใจให้เห็นถึงการทำงานจริง ๆ

คุณสมบัติเด่น

- ดีไซน์ล้ำสมัย
- เอกลักษณ์ของ Blue LEDs ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยต่อการมองเห็น และบ่งบอกความเป็นตัวคุณ
- วัสดุทำมาจากไฟสคาร์บอนเนต
- สะดวกต่อการติดตั้ง
- ซิลเวอร์ อัลลอย ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และให้ความปลอดภัยสูงสุด



* กล่องพักสาย (Junction Box) ที่ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

DELTA azio มีสินค้าที่ครบถ้วนและหลากหลาย มีทั้งสินค้าที่ใช้ทั่วไป เช่น สวิตช์ทั้งปุ่มเล็กและปุ่มใหญ่ เต้ารับเดี่ยวและคู่ พร้อมทั้งแบบที่มีมันนิรภัย สวิตช์กร๊อฟ เต้ารับโทรทศน์ โทรศัพท คอมพิวเตอร์ สวิตช์กระดิ่ง พร้อมฟากรอบที่มีทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และจัตุรัสให้เลือกใช้ รวมไปถึงสินค้าสำหรับโรงแรม เช่น สวิตช์เสียบการ์ด เต้ารับไฟเครื่องโกนหนวด เป็นต้น

นอกจากนั้น DELTA azio ยังมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีระดับสูงในราคาที่ คุณสามารถซื้อทำได้ เช่น สวิตช์ตรวจสอบความเคสื่อนไหว สวิตช์เสียง สวิตช์สัมผัส จึงมั่นใจได้ว่า DELTA azio มีสินค้าครบครันสำหรับการใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ






Frames and covers

- ทำมาจากวัสดุที่ทนทาน พรมไฟสีคาร์บอนเนต ไม่ลามไฟ พร้อมสารป้องกันแสง UV มีความคงทนด้วยวัสดุที่ดีกว่า ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีการเคลือบแลคเกอร์ (Lacquer Coating) เพื่อการป้องกันที่ดีกว่า
- ช่องใส่สกรูที่ซ่อนด้านหลัง เพื่อความสวยงาม
- ทำความสะอาดง่าย ดีไซน์โดดเด่น



หน้าสัมผัสของเต้ารับไฟฟ้าของ Siemens รุ่น **DELTA azio** ได้ถูกออกแบบให้มองเห็นทวนพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Siemens เพื่อเสริมความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งานของหน้าสัมผัส

นอกจากนี้แล้ว **DELTA azio** ยังมีเต้ารับไฟฟ้าพร้อมม่านนิรภัย (Safety Shutter) ที่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยรูป ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า เต้ารับไฟฟ้า Siemens รุ่น **DELTA azio** มีดีไซน์ที่สวยงาม ทำจากวัสดุชั้นเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่ายและปลอดภัย




Brackets

- สกรูทำจากเหล็กไบโครเมต (Bichromate Steel) ที่ต้านทานต่อการทำปฏิกิริยากับอากาศ (Oxidation)
- วัสดุทำจากเทอร์โมพลาสติก ที่ทนความร้อนและไม่ลามไฟ
- ฟาสสามารถปรับระดับได้ถึง 4 ตำแหน่ง เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว ติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ว และมั่นคง
- ฟาด้านหน้าสามารถถอดออกได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา
- ตัวนำไฟฟ้าทำจากคอปเปอร์ อัลลอย (Copper Alloy) ที่ได้มาตรฐาน
- การเชื่อมต่อภายใน ทำให้การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังโหลด LED เป็นไปได้อย่างราบรื่น
- พื้นผิวที่มีคุณสมบัติไม่จับฝุ่น ทำให้ทำความสะอาดง่าย
- บุ่มกดทำจากพลาสติกที่ไม่ลามไฟ ทนความร้อนสูง และถูกออกแบบให้อายุการใช้งานยาวนาน
- สวิตซ์ไฟแบบมีไฟทังท้อย LED สีฟ้า ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่ายและสวยงาม

Functional components

- วัสดุภายในทำมาจาก ซิลเวอร์ อัลลอย ทั้งหมด เพื่ออายุการทำงานที่ยาวนานและปลอดภัยกว่า
- มีช่องสอดสายไฟ 2 ช่อง เพื่อความสะดวกในการต่อสาย สามารถใช้ได้กับสายไฟที่มีความหนา 2.5 มม. หรือ 4 มม.
- ช่องต่อสายไฟที่แยกออกมา เพื่อความแน่นอนทนทานในการต่อสายไฟ
- สกรูที่ออกแบบมาอย่างแน่นหนา
- ท่วงรัดสายที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน และติดตั้งได้รวดเร็ว
- กรอบสีฟ้าด้านหลังทำจากวัสดุพรีคาร์บอนเนต ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนและแรงเสียดทานได้สูง



	รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	สเปค	จำนวนต่อกล่อง	ราคา/หน่วย
สวิตช์ไฟฟ้า						
	สวิตช์ทางเดียว 1 way switch, single pole	5TA9 850-0PB01	Pearl White	16A/250V	20/500	44
		5TA9 850-0PB02	Aluminum Metallic			75
		5TA9 850-0PB03	Champagne			75
		5TA9 850-0PB04	Carbon Metallic			75
	สวิตช์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) 1 way switch, single pole, with LED	5TA9 850-1PB01	Pearl White	16A/250V	20/500	195
		5TA9 850-1PB02	Aluminum Metallic			259
		5TA9 850-1PB03	Champagne			259
		5TA9 850-1PB04	Carbon Metallic			259
	สวิตช์ 2 ทาง 2 way switch	5TA9 851-0PB01	Pearl White	16A/250V	20/500	80
		5TA9 851-0PB02	Aluminum Metallic			120
		5TA9 851-0PB03	Champagne			120
		5TA9 851-0PB04	Carbon Metallic			120
	สวิตช์ 2 ทาง (เปิดมีไฟ) 2 way switch, with LED	5TA9 852-4PB01	Pearl White	16A/250V	20/500	275
		5TA9 852-4PB02	Aluminum Metallic			350
		5TA9 852-4PB03	Champagne			350
		5TA9 852-4PB04	Carbon Metallic			350
	สวิตช์ 4 ทาง Intermediate (4-way) switch (5TA0910-1NC01, 02, 03, 04)	5TA9 852-3PB01	Pearl White	16A/250V	20/500	505
		5TA9 852-3PB02	Aluminum Metallic			550
		5TA9 852-3PB03	Champagne			550
		5TA9 852-3PB04	Carbon Metallic			550
	สวิตช์กดกระดิ่ง Bell push button with door bell symbol	5TD9 850-0PB01	Pearl White	16A/250V	20/500	150
		5TD9 850-0PB02	Aluminum Metallic			210
		5TD9 850-0PB03	Champagne			210
		5TD9 850-0PB04	Carbon Metallic			210
	สวิตช์กดกระดิ่ง พร้อม LED Bell push button with door bell symbol and LED	5TD9 850-1PB01	Pearl White	16A/250V	20/500	315
		5TD9 850-1PB02	Aluminum Metallic			395
		5TD9 850-1PB03	Champagne			395
		5TD9 850-1PB04	Carbon Metallic			395
	สวิตช์ทางเดียว (แป้นใหญ่ 3M) 1 Gang 1 way switch (Large)	5TA9 854-7SW01	Pearl White	10A/250V	1/200	85
		5TA9 854-7SW02	Aluminum Metallic			165
		5TA9 854-7SW03	Champagne			165
		5TA9 854-7SW04	Carbon Metallic			165
	สวิตช์ทางเดียว (แป้นกลาง 1.5M) 1 Gang 1 way switch (Medium)	5TA9 855-2SW01	Pearl White	10A/250V	1/200	70
		5TA9 855-2SW02	Aluminum Metallic			125
		5TA9 855-2SW03	Champagne			125
		5TA9 855-2SW04	Carbon Metallic			125
	สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว Movement detector switch, 2M	5TG9 855-4PB01	Pearl White	250V	10/250	1360
		5TG9 855-4PB02	Aluminum Metallic			1730
		5TG9 855-4PB03	Champagne			1730
		5TG9 855-4PB04	Carbon Metallic			1730
	กระดิ่ง Buzzer, 1M	5TG9 855-0PB01	Pearl White	250V	20/500	530
		5TG9 855-0PB02	Aluminum Metallic			580
		5TG9 855-0PB03	Champagne			580
		5TG9 855-0PB04	Carbon Metallic			580











รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	สเปค	จำนวนต่อกล่อง	ราคา/หน่วย
เต้ารับไฟฟ้า					
	เต้ารับ 3เสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย	5UB9 852-4PB01	Pearl White	15A/250V	130
	Grounding universal socket,	5UB9 852-4PB02	Aluminum Metallic	10/250	190
	3pin flat and round with safety	5UB9 852-4PB03	Champagne		190
	shutter, 2M	5UB9 852-4PB04	Carbon Metallic		190
	เต้ารับ 3เสียบขากลมแบน มีกราวด์	5UB9 852-5PB01	Pearl White	15A/250V	85
	Grounding universal socket,	5UB9 852-5PB02	Aluminum Metallic	10/250	135
	3pin flat and round, 2M	5UB9 852-5PB03	Champagne		135
		5UB9 852-5PB04	Carbon Metallic		135
	เต้ารับคู่ 3เสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย	5UB9 852-6PB01	Pearl White	16A/250V	230
	Grounding universal socket,	5UB9 852-6PB02	Aluminum Metallic	6/200	330
	double 3pin flat and round	5UB9 852-6PB03	Champagne		330
	with safety shutter, 3M	5UB9 852-6PB04	Carbon Metallic		330
	เต้ารับคู่ 3เสียบขากลมแบน มีกราวด์	5UB9 852-7PB01	Pearl White	16A/250V	175
	Grounding universal socket	5UB9 852-7PB02	Aluminum Metallic	6/200	245
	double 3pin flat and round, 3M	5UB9 852-7PB03	Champagne		245
		5UB9 852-7PB04	Carbon Metallic		245
	เต้ารับคู่ 3เสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย	5UB9 852-7PB07	Red	16A/250V	285
	Grounding universal socket 16A,	5UB9 852-7PB01-Y	Yellow	6/200	295
	เต้ารับโทรทัศน์	5TG9 858-2PB01	Pearl White	75 Ohm	245
	Coaxial TV socket	5TG9 858-2PB02	Aluminum Metallic	20/400	345
		5TG9 858-2PB03	Champagne		345
		5TG9 858-2PB04	Carbon Metallic		345
	เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย	5TG9 858-0PB01	Pearl White	4 pin	190
	RJ11 Telephone socket, 4 pin,	5TG9 858-0PB02	Aluminum Metallic	20/400	275
	Cat 3	5TG9 858-0PB03	Champagne		275
		5TG9 858-0PB04	Carbon Metallic		275
	เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย	5TG9 862-6PB01	Pearl White	6 pin	370
	RJ12 Telephone socket, 6 pin,	5TG9 862-6PB02	Aluminum Metallic	20/400	450
	Cat3	5TG9 862-6PB03	Champagne		450
		5TG9 862-6PB04	Carbon Metallic		450
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 สาย	5TG9 858-1PB01	Pearl White	8 pin	670
	RJ45 Computer socket, 8 pin,	5TG9 858-1PB02	Aluminum Metallic	20/400	860
	Cat 5 e	5TG9 858-1PB03	Champagne		860
		5TG9 858-1PB04	Carbon Metallic		860
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ 8 สาย (Cat 6)	5TG0 615-1NL1	Pearl White	8 pin	790
	RJ45 Computer socket, 8 pin,	5TG0 615-1NL2	Aluminum Metallic	20/400	890
	Cat 6	5TG0 615-1NL3	Champagne		890
		5TG0 615-1NL4	Carbon Metallic		890
	สวิตช์เสียบการ์ด	5TG9 854-7PB01	Pearl White	16A/250V	8/64
Hotel Card switch	5TG9 854-7PB02	Aluminum Metallic			
	5TG9 854-7PB03	Champagne			
	5TG9 854-7PB04	Carbon Metallic			
	เต้ารับไฟเครื่องโกนหนวด	5UB9 850-6PB01	Pearl White	16A/250V	3/16
Shaver unit, 110V and 220V	5UB9 850-6PB02	Aluminum Metallic			
	5UB9 850-6PB03	Champagne			
	5UB9 850-6PB04	Carbon Metallic			

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	สี	สเปค	จำนวนต่อกล่อง	ราคา/หน่วย
อุปกรณ์เสริม					
	ไฟลีดแอลอีดี "Do not disturb" Colored LED "Do not disturb", white cover	5TG9 853-1PB01	Red	16A/250V	20/400
	ไฟลีดแอลอีดี "Please clean" Colored LED "Make up my room", white cover	5TG9 853-2PB01	Red	16A/250V	20/400
	ไฟลีดแอลอีดี LED with white cover	5TG9 853-0PB01 5TG9 856-4PB01 5TG9 853-5PB01 5TG9 856-6PB01	Red Green Blue White	16A/250V	20/400
	ฝากันน้ำสำหรับสวิตช์ขนาด 120 มม. Water proof box for switches, 120 mm frame	5TG9 862-4PB01 5TG9 862-4PB02 5TG9 862-4PB03 5TG9 862-4PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	5/50	365 550 550 550
	ฝากันน้ำสำหรับเต้ารับขนาด 120 มม. Water proof box for sockets with cable outlet, 120 mm frame	5TG9 862-5PB01 5TG9 862-5PB02 5TG9 862-5PB03 5TG9 862-5PB04	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	3/30	395 580 580 580
	ฝากันน้ำสำหรับสวิตช์ ขนาด 86 มม. Water proof box for switches, 86 mm frame	5TGO 646-1NC1 5TGO 646-1NC2 5TGO 646-1NC3 5TGO 646-1NC4	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	7/70	365 550 550 550
	ฝากันน้ำสำหรับเต้ารับ ขนาด 86 มม. Water proof box for sockets, with cable outlet, 86 mm frame	5TGO 647-1NC1 5TGO 647-1NC2 5TGO 647-1NC3 5TGO 647-1NC4	Pearl White Aluminum Metallic Champagne Carbon Metallic	4/40	395 580 580 580
	DELTA Azio products (Water Proof box for Thailand) 5UH9 853-3NC01 ฝากันน้ำขนาด 86 มม. สำหรับเต้ารับไฟฟ้าสีขาว 5UH9 853-3NC02 ฝากันน้ำขนาด 86 มม. สำหรับเต้ารับไฟฟ้าสีเงินเมทาลิก 5UH9 853-3NC03 ฝากันน้ำขนาด 86 มม. สำหรับเต้ารับไฟฟ้าสีดำเมทาลิก				395 580 580 580
	กล่องป๊อป-อัพ ฝังพื้น สำหรับเต้ารับโทรศัพท์ pop-up for information socket	5UH8 492-3NC01	Silver	10	1890
	กล่องป๊อป-อัพ ฝังพื้น สำหรับเต้ารับไฟฟ้า pop-up socket frame + terminal set use for floor	5TGO 111-5NC1-10	Gold	10	2580
	กล่องป๊อป-อัพ ฝังพื้น สำหรับเต้ารับไฟฟ้า pop-up socket frame + terminal set use for floor	5UH8-491-3NC01-10	Silver	10	1770
	กล่องป๊อป-อัพ ฝังพื้น สำหรับเต้ารับโทรศัพท์ pop-up socket frame	5UH8-492-3NC01-10	Silver	10	1725


ฝาครอบพลาสติก

	ฝา 1 ช่อง ขนาด 86 มม. 1 Module cover plate and frame, 86 mm.	5TG9 852-2PB01	Pearl White	20/160	26
		5TG9 852-2PB02	Aluminum Metallic		40
		5TG9 852-2PB03	Champagne		40
		5TG9 852-2PB04	Carbon Metallic		40
	ฝา 2 ช่อง ขนาด 86 มม. 2 Module cover plate and frame, 86 mm.	5TG9 852-3PB01	Pearl White	20/160	26
		5TG9 852-3PB02	Aluminum Metallic		40
		5TG9 852-3PB03	Champagne		40
		5TG9 852-3PB04	Carbon Metallic		40
	ฝา 3 ช่อง ขนาด 86 มม. 3 Module cover plate and frame, 86 mm.	5TG9 860-4PB01	Pearl White	20/160	26
		5TG9 860-4PB02	Aluminum Metallic		40
		5TG9 860-4PB03	Champagne		40
		5TG9 860-4PB04	Carbon Metallic		40
	ฝา 1 ช่อง ขนาด 120 มม. 1 Module cover plate and frame, 120 mm.	5TG9 860-5PB01	Pearl White	15/150	26
		5TG9 860-5PB02	Aluminum Metallic		45
		5TG9 860-5PB03	Champagne		45
		5TG9 860-5PB04	Carbon Metallic		45
	ฝา 2 ช่อง ขนาด 120 มม. 2 Module cover plate and frame, 120 mm.	5TG9 860-6PB01	Pearl White	15/150	26
		5TG9 860-6PB02	Aluminum Metallic		45
		5TG9 860-6PB03	Champagne		45
		5TG9 860-6PB04	Carbon Metallic		45
	ฝา 3 ช่อง ขนาด 120 มม. 3 Module cover plate and frame, 120 mm.	5TG9 860-7PB01	Pearl White	15/150	26
		5TG9 860-7PB02	Aluminum Metallic		45
		5TG9 860-7PB03	Champagne		45
		5TG9 860-7PB04	Carbon Metallic		45
	ฝา 2 ช่อง ขนาด 120 มม. 2 Module cover plate and frame, 120 mm.	5TG9 860-8PB01	Pearl White	15/150	26
		5TG9 860-8PB02	Aluminum Metallic		45
		5TG9 860-8PB03	Champagne		45
		5TG9 860-8PB04	Carbon Metallic		45
	ฝา 4 ช่อง 4 Module cover plate and frame	5TG9 861-0PB01	Pearl White	12/96	87
		5TG9 861-0PB02	Aluminum Metallic		155
		5TG9 861-0PB03	Champagne		155
		5TG9 861-0PB04	Carbon Metallic		155
	ฝา 3 + 3 ช่อง 3 + 3 Module cover plate and frame	5TG9 861-1PB01	Pearl White	12/96	87
		5TG9 861-1PB02	Aluminum Metallic		155
		5TG9 861-1PB03	Champagne		155
		5TG9 861-1PB04	Carbon Metallic		155
	ฝา 4 x 2 ช่อง Cover Plate and frame, 120 mm, Blank	5TG9 861-6PB01	Pearl White	15/150	75
		5TG9 861-6PB02	Aluminum Metallic		120
		5TG9 861-6PB03	Champagne		120
		5TG9 861-6PB04	Carbon Metallic		120
	แผ่นอุดรูช่องว่าง Blank plate for 1M	5TG9 862-0PB01	Pearl White	20/400	25
		5TG9 862-0PB02	Aluminum Metallic		40
		5TG9 862-0PB03	Champagne		40
		5TG9 862-0PB04	Carbon Metallic		40


สวิตช์พร้อมฝาครอบ

	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ 1 Gang 1 way switch	5TA9 854-7PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	105
		5TA9 854-7PB02	Aluminum Metallic			195
		5TA9 854-7PB03	Champagne			195
		5TA9 854-7PB04	Carbon Metallic			195
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์ (ปิดมีไฟ) 1 Gang 1 way switch with LED	5TA9 854-8PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	275
		5TA9 854-8PB02	Aluminum Metallic			400
		5TA9 854-8PB03	Champagne			400
		5TA9 854-8PB04	Carbon Metallic			400
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ 1 Gang 2 way switch	5TA9 855-0PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	150
		5TA9 855-0PB02	Aluminum Metallic			245
		5TA9 855-0PB03	Champagne			245
		5TA9 855-0PB04	Carbon Metallic			245
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์ (ปิดมีไฟ) 1 Gang 2 way switch with LED	5TA9 855-1PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	310
		5TA9 855-1PB02	Aluminum Metallic			442
		5TA9 855-1PB03	Champagne			442
		5TA9 855-1PB04	Carbon Metallic			442
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ 2 Gang 1 way switch	5TA9 855-2PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	160
		5TA9 855-2PB02	Aluminum Metallic			260
		5TA9 855-2PB03	Champagne			260
		5TA9 855-2PB04	Carbon Metallic			260
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์ (ปิดมีไฟ) 2 Gang 1 way switch with LED	5TA9 855-3PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	505
		5TA9 855-3PB02	Aluminum Metallic			675
		5TA9 855-3PB03	Champagne			675
		5TA9 855-3PB04	Carbon Metallic			675
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ 2 Gang 2 way switch	5TA9 855-4PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	250
		5TA9 855-4PB02	Aluminum Metallic			375
		5TA9 855-4PB03	Champagne			375
		5TA9 855-4PB04	Carbon Metallic			375
	สวิตช์สองทาง 2 สวิตช์ (ปิดมีไฟ) 2 Gang 2 way switch with LED	5TA9 855-5PB01	Pearl White	16A/250V	8/80	575
		5TA9 855-5PB02	Aluminum Metallic			760
		5TA9 855-5PB03	Champagne			760
		5TA9 855-5PB04	Carbon Metallic			760
	สวิตช์กดกระดิ่ง 1 Way bell push button, bell symbol	5TD9 850-8PB01	Pearl White	10A/250V	8/80	280
		5TD9 850-8PB02	Aluminum Metallic			315
		5TD9 850-8PB03	Champagne			315
		5TD9 850-8PB04	Carbon Metallic			315
	สวิตช์กดกระดิ่ง (ปิดมีไฟ) 1 Way bell push button, bell symbol with LED	5TD9 851-0PB01	Pearl White	10A/250V	8/80	370
		5TD9 851-0PB02	Aluminum Metallic			510
		5TD9 851-0PB03	Champagne			510
		5TD9 851-0PB04	Carbon Metallic			510



QR Code ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



เต้ารับไฟฟ้า AZIO



สวิตช์ไฟฟ้า AZIO





Siemens DELTA® arina Series

Frameless, Boundless

ดีไซน์ไร้กรอบ พสมผสานความเรียบง่ายที่เหนือระดับ เพิ่มความน่าดึงดูดให้กับทุกสไตล์การตกแต่ง

Seamless

State-of-the-art termination design.
A special termination design can seamlessly fit a 1-4 sq mm wire.
Installation has never been so easy.

Invisible

Subtle LED Light. The LED light emits a subtle glow when the switch is off, and fades away when turned on. Whether on or off, the LED is always an elegant complement to its surroundings.

Convenient

Dual surfaced design. Wide selection of functional modules to meet individual needs. Rigid surround makes easy installation even on an uneven wall.

Hassle-free

Ergonomic and efficient design in all disciplines makes it safe and convenient for users. Reduces the metal temperature; the dual-layered faceplate on the socket gives double assurance; a wide-spaced socket with USB brings versatility.



Sleekness

High-grade Polishing. The high-grade PC materials enhanced a highly polished surface, sleek like the surface of a lacquered-piano.

Be Unique. Do Different.

Switch and Door Bell



5TA81163PC01-1P
16AX 1 Gang 1 Way Switch
with LED indicator



5TA81263PC01-1P
16AX 2 Gang 1 Way Switch
with LED indicator



5TA81363PC01-1P
16AX 3 Gang 1 Way Switch
with LED indicator



5TA81463PC01-1P
16AX 4 Gang 1 Way Switch
with LED indicator



5TA81173PC01-1P
16AX 1 Gang 2 Way Switch
with LED indicator



5TA81273PC01-1P
16AX 2 Gang 2 Way Switch
with LED indicator



5TA81373PC01-1P
16AX 3 Gang 2 Way Switch
with LED indicator



5TA81473PC01-1P
16AX 4 Gang 2 Way Switch
with LED indicator



5TA81123PC01-1P
16AX 1 Gang 1 Way Switch



5TA81223PC01-1P
16AX 2 Gang 1 Way Switch



5TA81323PC01-1P
16AX 3 Gang 1 Way Switch



5TA81423PC01-1P
16AX 4 Gang 1 Way Switch



5TA81143PC01-1P
16AX 1 Gang 2 Way Switch



5TA81243PC01-1P
16AX 2 Gang Way Switch



5TA81343PC01-1P
16AX 3 Gang 2 Way Switch



5TA81443PC01-1P
16AX 4 Gang 2 Way Switch



5TD81123PC01-1P
Doorbell Switch



5TA81153PC01
16AX Intermediate Switch

Power Socket



5UB81348PC01
16A One Gang 3 Pin Socket



5UB81448PC01
16A Twin Gang 3 Pin Socket



5UH1 055-3NC01
Water proof box IP55
Type 86 x86

Standard color selections:



White (PC01)





Rose Gold (PC04)








Dark Grey (PC05)












Electronic Items

-  5UH81223PC01
Dimmer
-  5UH81871PC01
USB sockets
(3.1A 2 ports)

Hotel Items

-  5UH81433PC01
DND+doorbell
-  5UH81423PC01
DND+Clean
up+doorbell
-  5UH81443PC01
DND+Clean
up+Wait+doorbell
-  5UH81623PC01
Shaver socket
-  5UH81413PC01
Hotel key card switch

Data Sockets

-  5UH81313PC01TV
socket
-  5UH81323PC01
Broadband TV socket,
F connection
-  5UH81613PC01
1 gang RJ11 socket
-  5UH81643PC01
2 gang RJ11 socket
-  5UH81623PC01
1 gang RJ45 CAT
5e socket
-  5UH81653PC01
2 gang RJ45 CAT
5e socket
-  5UH81633PC01
RJ11+RJ45 CAT
5e socket
-  5UH81353PC01
TV+RJ45 Cat
5e socket
-  5UH81713PC01
1 gang RJ45 Cat 6
UTP socket
-  5UH81763PC01
2 gang RJ45 Cat 6
UTP socket
-  5UH81753PC01
RJ11+RJ45 Cat
6e socket

Accessories

-  5TA81513PC01
Panic button with
key reset
-  5UH81403PC01
Ground Lamp w/o
lighting control
-  5UH81821PC01
HDMI+USB socket
-  5UH81831PC01
VGA+F3.5 socket
-  5UH81811PC01
RCA socket
-  5UH81813PC01
Audio socket
-  5UH81823PC01
Double Audio socket
-  5UH81133PC01
Blank plate

*** หมายเลข ใช้ mk box ขนาด 3x3

QR Code ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ตัวรับไฟฟ้า ARINA



สวิตช์ไฟฟ้า ARINA



บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

อาคารชาเลนเจอร์ 2 ชั้นที่ 32

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

โทร 0 2079 5465 กด 2 และ กด 1

Email : electricalproducts.th@siemens.com

Website : www.siemens.co.th

The information provided in this catalog contains merely general description or characteristics of performance which in case of actual use do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contact. Availability and technical specification are subject to change without notice.

All product designations may be trademarks or product names of Siemens AG or supplier companies whose use by third parties for their own purpose could violate the rights of the owners.