

**SIEMENS**


*Ingegno per la vita*




## **SIVACON S4**

Kit di montaggio e forme di  
segregazione per interruttori  
scatolati SENTRON 3VA

[siemens.it/SIVACON](https://www.siemens.it/SIVACON)



# Kit di montaggio e forme di segregazione per interruttori scatolati SENTRON 3VA




Kit di montaggio	4
3VA 3 poli montaggio orizzontale con coperture interne	4
3VA 4 poli montaggio orizzontale con coperture interne	6
3VA 3 poli montaggio verticale con coperture interne	8
3VA 4 poli montaggio verticale con coperture interne	10
3VA montaggio verticale su guida DIN con coperture interne	12
3VA montaggio orizzontale con porte modulari per comando rotativo bloccoporta	14
Forme di segregazione	16
3VA segregazione interna – allacciamento frontale	16
3VA segregazione interna – allacciamento posteriore	26




# 3VA 3poli

montaggio orizzontale con coperture interne









1 Montaggio  
Fisso



Taglia	I <sub>n</sub>	Larghezza	Altezza	Tipo di comando			Piastra di montaggio
				Diretto	Fr.Rotativo	Motore	
3VA10	100 A	600 mm	150 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA01
		800 mm	150 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA02
3VA11	160 A	600 mm	150 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA01
		800 mm	150 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA02
3VA12	250 A	600 mm	150 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA03
			–	–	–	–	
		800 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA07
3VA13 <b>new</b>	400 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA23
			–	–	–	–	
		800 mm	250 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA27
3VA14 <b>new</b>	630 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA23
			–	–	–	–	
		800 mm	250 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA27
3VA20	100 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA08
			–	–	–	–	
		800 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA10
3VA21	160 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA08
			–	–	–	–	
		800 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA10
3VA22	250 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA08
			–	–	–	–	
		800 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA10
3VA23	400 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA23
		800 mm	250 mm	■	–	–	8PQ6000-8BA27
3VA24	630 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA23
		800 mm	250 mm	■	–	–	8PQ6000-8BA27




② Montaggio fisso con RCD			③ Versione Rimovibile			④ Versione Estraibile		
								
Copertura	Piastra di montaggio	Copertura	Piastra di montaggio	Copertura	Piastra di montaggio	Copertura		
8PQ2015-6BA26	–	–	–	–	–	–		
8PQ2015-8BA11	–	–	–	–	–	–		
8PQ2015-6BA26	8PQ6000-8BA01	8PQ2015-6BA27	8PQ6000-8BA01	8PQ2015-6BA26	–	–		
8PQ2015-8BA11	8PQ6000-8BA02	8PQ2015-8BA11	8PQ6000-8BA02	8PQ2015-8BA11	–	–		
8PQ2015-6BA28	8PQ6000-8BA03 <sup>1)</sup>	8PQ2015-6BA30	8PQ6000-8BA04	8PQ2015-6BA28	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA04	8PQ2025-6BA21		
8PQ2020-8BA20	8PQ6000-8BA07	8PQ2020-8BA20	8PQ6000-8BA07	8PQ2020-8BA20	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA07	8PQ2025-8BA12		
8PQ2020-6BA41	–	–	–	–	–	–		
8PQ2025-8BA14	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	8PQ6001-1BA02	8PQ2025-8BA18	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6001-1BA02	8PQ2030-8BA15		
8PQ2020-6BA41	–	–	–	–	–	–		
8PQ2025-8BA14	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	8PQ6001-1BA02	8PQ2025-8BA14	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6001-1BA02	8PQ2030-8BA15		
8PQ2020-6BA38	8PQ6000-8BA11	8PQ2020-6BA40	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA38	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA08	8PQ2025-6BA22		
8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA10	8PQ2025-8BA13		
8PQ2020-6BA38	8PQ6000-8BA11	8PQ2020-6BA40	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA38	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA08	8PQ2025-6BA22		
8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA10	8PQ2025-8BA13		
8PQ2020-6BA38	8PQ6000-8BA11	8PQ2020-6BA40	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA38	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA08	8PQ2025-6BA22		
8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA10	8PQ2025-8BA13		
8PQ2020-6BA41	–	–	–	–	–	–		
8PQ2025-8BA14	8PQ6000-8BA27	8PQ2025-8BA14	8PQ6000-8BA28	8PQ2025-8BA14	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA28	8PQ2030-8BA14		
8PQ2020-6BA41	–	–	–	–	–	–		
8PQ2025-8BA14	8PQ6000-8BA27	8PQ2025-8BA14	8PQ6000-8BA28	8PQ2025-8BA14	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA28	8PQ2030-8BA14		

<sup>1)</sup> Per applicazioni >415 V, impiegare il comando frontale rotativo o il comando motore per il rispetto delle distanze di sicurezza.

# 3VA 4poli

montaggio orizzontale con coperture interne



1 Montaggio Fisso



Taglia	I <sub>n</sub>	Larghezza	Altezza	Tipo di comando			Piastra di montaggio
				Diretto	Fr.Rotativo	Motore	
3VA10	100 A	600 mm	150 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA01
		800 mm	150 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA02
3VA11	160 A	600 mm	150 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA01
		800 mm	150 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA02
3VA12	250 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA05
			–	–	–	–	
		800 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA07
3VA13 <b>new</b>	400 A	600 mm	250 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA25
			800 mm	250 mm	■	■	■
		300 mm	–	–	–	–	
3VA14 <b>new</b>	630 A	600 mm	250 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA25
			800 mm	250 mm	■	■	■
		300 mm	–	–	–	–	
3VA20	100 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA08
			800 mm	200 mm	■	■	■
3VA21	160 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA08
			800 mm	200 mm	■	■	■
3VA22	250 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA08
			800 mm	200 mm	■	■	■
3VA23	400 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA25
			800 mm	250 mm	■	■	■
3VA24	630 A	600 mm	200 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA25
			800 mm	250 mm	■	■	■

② Montaggio fisso con RCD			③ Versione Rimovibile			④ Versione Estraibile		
Copertura	Piastra di montaggio	Copertura	Piastra di montaggio	Copertura	Piastra di montaggio	Copertura		
8PQ2015-6BA26	–	–	–	–	–	–		
8PQ2015-8BA11	–	–	–	–	–	–		
8PQ2015-6BA26	8PQ6000-8BA01	8PQ2015-6BA27	8PQ6000-8BA01	8PQ2015-6BA26	–	–		
8PQ2015-8BA11	8PQ6000-8BA02	8PQ2015-8BA11	8PQ6000-8BA02	8PQ2015-8BA11	–	–		
8PQ2020-6BA36	8PQ6000-8BA05 <sup>1)</sup>	8PQ2020-6BA37	8PQ6000-8BA06	8PQ2020-6BA36	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA06	8PQ2030-6BA25		
8PQ2020-8BA20	8PQ6000-8BA07	8PQ2020-8BA20	8PQ6000-8BA07	8PQ2020-8BA20	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA07	8PQ2030-8BA12		
8PQ2025-6BA23	–	–	–	–	–	–		
8PQ2025-8BA14	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	8PQ6001-1BA02	8PQ2025-8BA18	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6001-1BA02	8PQ2030-8BA15		
8PQ2025-6BA23	–	–	–	–	–	–		
8PQ2025-8BA14	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	8PQ6001-1BA02	8PQ2025-8BA18	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6001-1BA02	8PQ2030-8BA15		
8PQ2020-6BA38	8PQ6000-8BA11	8PQ2020-6BA40	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA38	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA08	8PQ2030-6BA26		
8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA10	8PQ2030-8BA13		
8PQ2020-8BA38	8PQ6000-8BA11	8PQ2020-6BA40	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA38	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA08	8PQ2030-6BA26		
8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA10	8PQ2030-8BA13		
8PQ2020-8BA38	8PQ6000-8BA11	8PQ2020-6BA40	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA38	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA08	8PQ2030-6BA26		
8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA21	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA10	8PQ2030-8BA13		
8PQ2020-8BA23	–	–	8PQ6000-8BA26	8PQ2025-6BA23	–	–		
8PQ2020-8BA14	8PQ6000-8BA27	8PQ2025-8BA14	8PQ6000-8BA28	8PQ2025-8BA14	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA28	8PQ2035-8BA15		
8PQ2020-8BA23	–	–	8PQ6000-8BA26	8PQ2025-6BA23	–	–		
8PQ2020-8BA14	8PQ6000-8BA27	8PQ2025-8BA14	8PQ6000-8BA28	8PQ2025-8BA14	–	–		
–	–	–	–	–	8PQ6000-8BA28	8PQ2035-8BA15		

<sup>1)</sup> Per applicazioni >415 V, impiegare il comando frontale rotativo o il comando motore per il rispetto delle distanze di sicurezza.

## Accessori

### N-Link



#### Versione


3VA10 (fino a 100 A); 3VA11 (fino a 160 A), 3VA12 (fino a 250 A)  
3VA23 (fino a 400 A); 3VA24 (fino a 630 A)

8PQ6000-8BA31  
8PQ6000-8BA32




# 3VA 3poli








montaggio verticale con coperture interne



## Montaggio Fisso




Taglia	I <sub>n</sub>	Numero Interruttori	Larghezza	Altezza	Tipo di comando			Piastra di montaggio		
					Diretto	Fr.Rotativo	Motore			
3VA10	100 A	5	600 mm	350 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA33		
				800 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA47		
3VA11	160 A	5	600 mm	350 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA33		
				450 mm	■	■	■	–		
		7	800 mm	350 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA47		
3VA12	250 A	3	600 mm	400 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA35		
				500 mm	■	■	■	–		
				5	800 mm	400 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA43
				500 mm	■	■	■	–		
3VA13 <b>new</b>	400 A	3	600 mm	500 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA54		
				550 mm	■	■	■	–		
		4	800 mm	500 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA57		
				550 mm	■	■	■	–		
3VA14 <b>new</b>	630 A	3	600 mm	500 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA54		
				550 mm	■	■	■	–		
		4	800 mm	500 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA57		
				550 mm	■	■	■	–		
3VA20	100 A	3	600 mm	450 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA37		
					–	–	■	8PQ6000-8BA37		
					550 mm	■	■	–	–	
				5	800 mm	450 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA50
							–	–	■	8PQ6000-8BA50
							550 mm	■	■	–
3VA21	160 A	3	600 mm	450 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA37		
					–	–	■	–		
				5	800 mm	450 mm	■	■	–	–
							–	–	■	8PQ6000-8BA50
3VA22	250 A	3	600 mm	450 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA37		
					–	–	■	–		
				5	800 mm	450 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA50
							–	–	■	–
3VA23	400 A	3	600 mm	450 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA54		
				600 mm	■	■	■	–		
		4	800 mm	450 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA57		
					600 mm	■	■	■	–	
3VA24	630 A	3	600 mm	450 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA54		
				600 mm	■	■	■	–		
		4	800 mm	450 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA57		
					600 mm	■	■	■	–	

② Montaggio fisso con RCD			③ Versione Rimovibile			④ 8US Design	
							
Copertura	Piastra di montaggio	Copertura	Piastra di montaggio	Copertura	Piastra di montaggio	Copertura	
8PQ2035-6BA26	–	–	–	–	8PQ6000-8BA33	8PQ2035-6BA26	
8PQ2035-8BA16	–	–	–	–	8PQ6000-8BA40	8PQ2035-8BA20	
8PQ2035-6BA26	–	–	8PQ6000-8BA33	8PQ2035-6BA26	8PQ6000-8BA33	8PQ2035-6BA26	
–	8PQ6000-8BA33	8PQ2045-6BA08	–	–	–	–	
8PQ2035-8BA16	–	–	8PQ6000-8BA47	8PQ2035-8BA16	8PQ6000-8BA40	8PQ2035-8BA20	
–	8PQ6000-8BA47	8PQ2045-8BA08	–	–	–	–	
8PQ2040-6BA26	–	–	8PQ6000-8BA36	8PQ2040-6BA26	8PQ6000-8BA36	8PQ2040-6BA26	
–	8PQ6000-8BA35	8PQ2050-6BA10	–	–	–	–	
8PQ2040-8BA23	–	–	8PQ6000-8BA44	8PQ2040-8BA23	8PQ6000-8BA41	8PQ2040-8BA23	
–	8PQ6000-8BA43	8PQ2050-8BA12	–	–	–	–	
8PQ2050-6BA11	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	8PQ6000-8BA56	8PQ2055-6BA22	–	–	
8PQ2050-8BA14	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	8PQ6000-8BA60	8PQ2055-8BA15	–	–	
8PQ2050-6BA11	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	8PQ6000-8BA56	8PQ2055-6BA22	–	–	
8PQ2050-8BA14	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	8PQ6000-8BA60	8PQ2055-8BA15	–	–	
8PQ2045-6BA11	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA11	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA11	
8PQ2045-6BA13	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA13	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA13	
–	8PQ6000-8BA37	8PQ2055-6BA20	–	–	–	–	
–	8PQ6000-8BA37	8PQ2055-6BA21	–	–	–	–	
8PQ2045-8BA11	–	–	8PQ6000-8BA51	8PQ2045-8BA11	8PQ6000-8BA42	8PQ2045-8BA11	
8PQ2045-8BA15	–	–	8PQ6000-8BA51	8PQ2045-8BA15	8PQ6000-8BA42	8PQ2045-8BA15	
–	8PQ6000-8BA50	8PQ2055-8BA11	–	–	–	–	
–	8PQ6000-8BA50	8PQ2055-8BA13	–	–	–	–	
8PQ2045-6BA11	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA11	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA11	
–	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA13	–	–	
–	8PQ6000-8BA37	8PQ2055-6BA20	–	–	–	–	
–	–	–	8PQ6000-8BA51	8PQ2045-8BA11	8PQ6000-8BA42	8PQ2045-8BA11	
8PQ2045-8BA15	–	–	8PQ6000-8BA51	8PQ2045-8BA15	–	–	
–	8PQ6000-8BA50	8PQ2055-8BA11	–	–	–	–	
8PQ2045-6BA11	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA11	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA11	
–	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA13	–	–	
–	8PQ6000-8BA37	8PQ2055-6BA20	–	–	–	–	
8PQ2045-8BA11	–	–	8PQ6000-8BA51	8PQ2045-8BA11	8PQ6000-8BA42	8PQ2045-8BA11	
–	–	–	8PQ6000-8BA51	8PQ2045-8BA15	–	–	
–	8PQ6000-8BA50	8PQ2055-8BA11	–	–	–	–	
8PQ2045-6BA12	–	–	8PQ6000-8BA56	8PQ2045-6BA12	–	–	
–	8PQ6000-8BA55	8PQ2060-6BA25	–	–	–	–	
8PQ2045-8BA13	–	–	8PQ6000-8BA60	8PQ2045-8BA13	–	–	
–	8PQ6000-8BA58	8PQ2060-8BA07	–	–	–	–	
8PQ2045-6BA12	–	–	8PQ6000-8BA56	8PQ2045-6BA12	–	–	
–	8PQ6000-8BA55	8PQ2060-6BA25	–	–	–	–	
8PQ2045-8BA13	–	–	8PQ6000-8BA60	8PQ2045-8BA13	–	–	
–	8PQ6000-8BA58	8PQ2060-8BA07	–	–	–	–	

# 3VA 4poli






montaggio verticale con coperture interne



## Montaggio Fisso


Taglia	$I_n$	Numero Interruttori	Larghezza	Altezza	Tipo di comando			Piastra di montaggio	
					Diretto	Fr.Rotativo	Motore		
3VA10	100 A	4	600 mm	350 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA34	
		5	800 mm	350 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA48	
3VA11	160 A	4	600 mm	350 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA34	
		5	800 mm	450 mm	■	■	■	–	
3VA12	250 A	3	600 mm	400 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA35	
				500 mm	■	■	■	–	
		4	800 mm	400 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA45	
3VA13 <b>new</b>	400 A	2	600 mm	500 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA64	
				550 mm	■	■	■	–	
				800 mm	500 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA61
				550 mm	■	■	■	–	
3VA14 <b>new</b>	630 A	2	600 mm	500 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA64	
				550 mm	■	■	■	–	
				800 mm	500 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA61
				550 mm	■	■	■	–	
3VA20	100 A	3	600 mm	450 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA37	
				550 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA37	
				–	–	–	■	–	
		4	800 mm	450 mm	450 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA52
					550 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA52
					–	–	–	■	–
3VA21	160 A	3	600 mm	450 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA37	
				550 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA37	
				–	–	–	■	–	
		4	800 mm	450 mm	450 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA52
					550 mm	■	■	–	–
					–	–	–	■	–
3VA22	250 A	3	600 mm	450 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA37	
				550 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA37	
				–	–	–	■	–	
		4	800 mm	450 mm	450 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA52
					550 mm	■	■	–	8PQ6000-8BA52
					–	–	–	■	–
3VA23	400 A	2	600 mm	450 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA64	
				600 mm	■	■	■	–	
		3	800 mm	450 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA61	
				600 mm	■	■	■	–	
3VA24	630 A	2	600 mm	450 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA64	
				600 mm	■	■	■	–	
		3	800 mm	450 mm	■	■	■	8PQ6000-8BA61	
				600 mm	■	■	■	–	



⊕ Montaggio fisso con RCD			⊕ Versione Rimovibile	
				
Copertura	Piastra di montaggio	Copertura	Piastra di montaggio	Copertura
8PQ2035-6BA27	–	–	–	–
8PQ2035-8BA17	–	–	–	–
8PQ2035-6BA27	–	–	8PQ6000-8BA34	8PQ2035-6BA27
–	8PQ6000-8BA34	8PQ2045-6BA10	–	–
8PQ2035-8BA17	–	–	8PQ6000-8BA48	8PQ2035-8BA17
–	8PQ6000-8BA48	8PQ2045-8BA10	–	–
8PQ2040-6BA26	–	–	8PQ6000-8BA36	8PQ2040-6BA26
–	8PQ6000-8BA35	8PQ2050-6BA10	–	–
8PQ2040-8BA24	–	–	8PQ6000-8BA46	8PQ2040-8BA24
–	8PQ6000-8BA45	8PQ2050-8BA13	–	–
8PQ2050-6BA12	–	–	–	–
–	–	–	8PQ6000-8BA66	8PQ2055-6BA23
8PQ2050-8BA15	–	–	–	–
–	–	–	8PQ6000-8BA63	8PQ2055-8BA16
8PQ2050-6BA12	–	–	–	–
–	–	–	8PQ6000-8BA66	8PQ2055-6BA23
8PQ2050-8BA15	–	–	–	–
–	–	–	8PQ6000-8BA63	8PQ2055-8BA16
8PQ2045-6BA11	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA11
8PQ2045-6BA13	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA13
–	8PQ6000-8BA37	8PQ2055-6BA20	–	–
–	8PQ6000-8BA37	8PQ2055-6BA21	–	–
8PQ2045-8BA12	–	–	8PQ6000-8BA53	8PQ2045-8BA12
8PQ2045-8BA16	–	–	8PQ6000-8BA53	8PQ2045-8BA16
–	8PQ6000-8BA52	8PQ2055-8BA12	–	–
–	8PQ6000-8BA52	8PQ2055-8BA14	–	–
8PQ2045-6BA11	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA11
8PQ2045-6BA13	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA13
–	8PQ6000-8BA37	8PQ2055-6BA20	–	–
–	8PQ6000-8BA37	8PQ2055-6BA21	–	–
8PQ2045-8BA12	–	–	8PQ6000-8BA53	8PQ2045-8BA12
–	–	–	8PQ6000-8BA53	8PQ2045-8BA16
–	8PQ6000-8BA52	8PQ2055-8BA12	–	–
–	8PQ6000-8BA52	8PQ2055-8BA14	–	–
8PQ2045-6BA11	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA11
8PQ2045-6BA13	–	–	8PQ6000-8BA38	8PQ2045-6BA13
–	8PQ6000-8BA37	8PQ2055-6BA20	–	–
8PQ2045-8BA12	–	–	8PQ6000-8BA53	8PQ2045-8BA12
8PQ2045-8BA16	–	–	8PQ6000-8BA53	8PQ2045-8BA16
–	8PQ6000-8BA52	8PQ2055-8BA12	–	–
8PQ2045-6BA14	–	–	8PQ6000-8BA66	8PQ2045-6BA14
–	8PQ6000-8BA65	8PQ2060-6BA26	–	–
8PQ2045-8BA14	–	–	8PQ6000-8BA63	8PQ2045-8BA14
–	8PQ6000-8BA62	8PQ2060-8BA08	–	–
8PQ2045-6BA14	–	–	8PQ6000-8BA66	8PQ2045-6BA14
–	8PQ6000-8BA65	8PQ2060-6BA26	–	–
8PQ2045-8BA14	–	–	8PQ6000-8BA63	8PQ2045-8BA14
–	8PQ6000-8BA62	8PQ2060-8BA08	–	–

# 3VA

montaggio verticale su guida DIN con coperture interne



## 3 poli



Taglia	$I_n$	Numero Interruttori	Larghezza	Altezza	Tipo di comando		
					Diretto	Fr.Rotativo	Motore
3VA10	100 A	5	600 mm	350 mm	■	–	–
		8	800 mm	350 mm	■	–	–
3VA11	160 A	4	600 mm	350 mm	■	–	–
		5	800 mm	350 mm	■	–	–

## 4 poli



Taglia	$I_n$	Numero Interruttori	Larghezza	Altezza	Tipo di comando		
					Diretto	Fr.Rotativo	Motore
3VA10	100 A	4	600 mm	350 mm	■	–	–
		6	800 mm	350 mm	■	–	–
3VA11	160 A	3	600 mm	350 mm	■	–	–
		4	800 mm	350 mm	■	–	–

### 1 Montaggio su guida DIN standard



#### Guida DIN

#### Copertura

8PQ6000-3BA36

8PQ2035-6BA28

8PQ6000-3BA37

8PQ2035-8BA18

8PQ6000-3BA36

8PQ2035-6BA28

8PQ6000-3BA37

8PQ2035-8BA18

### 1 Montaggio su guida DIN standard



#### Guida DIN

#### Copertura

8PQ6000-3BA36

8PQ2035-6BA28

8PQ6000-3BA37

8PQ2035-8BA18

8PQ6000-3BA36

8PQ2035-6BA28


8PQ6000-3BA37

8PQ2035-8BA18



# 3VA

montaggio orizzontale con porte modulari per comando rotativo bloccoporta



## 3 poli

### 1 Montaggio Fisso



Taglia	I <sub>n</sub>	Larghezza	Altezza	Piastra di montaggio	Porta modulare
3VA10	100 A	600 mm	150 mm	8PQ6000-8BA01	8PQ2015-6BA31
		800 mm	150 mm	8PQ6000-8BA02	8PQ2015-8BA12
3VA11	160 A	600 mm	150 mm	8PQ6000-8BA01	8PQ2015-6BA31
		800 mm	150 mm	8PQ6000-8BA02	8PQ2015-8BA12
3VA12	250 A	600 mm	150 mm	8PQ6000-8BA03	8PQ2015-6BA34
3VA13 <b>new</b>	400 A	600 mm	200 mm	8PQ6000-8BA23	8PQ2020-6BA46
		800 mm	250 mm	8PQ6000-8BA27	8PQ2025-8BA15
3VA14 <b>new</b>	630 A	600 mm	200 mm	8PQ6000-8BA23	8PQ2020-6BA46
		800 mm	250 mm	8PQ6000-8BA27	8PQ2025-8BA15
3VA20	100 A	600 mm	200 mm	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA44
		800 mm	200 mm	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA23
3VA21	160 A	600 mm	200 mm	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA44
		800 mm	200 mm	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA23
3VA22	250 A	600 mm	200 mm	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA44
		800 mm	200 mm	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA23
3VA23	400 A	600 mm	200 mm	8PQ6000-8BA23	8PQ2020-6BA46
3VA24	630 A	600 mm	200 mm	8PQ6000-8BA23	8PQ2020-6BA46

## 4 poli

### 1 Montaggio Fisso




Taglia	I <sub>n</sub>	Larghezza	Altezza	Piastra di montaggio	Porta modulare
3VA10	100 A	600 mm	150 mm	8PQ6000-8BA01	8PQ2015-6BA31
		800 mm	150 mm	8PQ6000-8BA02	8PQ2015-8BA12
3VA11	160 A	600 mm	150 mm	8PQ6000-8BA01	8PQ2015-6BA31
		800 mm	150 mm	8PQ6000-8BA02	8PQ2015-8BA12
3VA12	250 A	600 mm	200 mm	8PQ6000-8BA05	8PQ2020-6BA42
		800 mm	200 mm	8PQ6000-8BA07	8PQ2020-8BA22
3VA13 <b>new</b>	400 A	600 mm	250 mm	8PQ6000-8BA25	8PQ2025-6BA24
		800 mm	250 mm	8PQ6000-8BA27	8PQ2025-8BA15
3VA14 <b>new</b>	630 A	600 mm	250 mm	8PQ6000-8BA25	8PQ2025-6BA24
		800 mm	250 mm	8PQ6000-8BA27	8PQ2025-8BA15
3VA20	100 A	600 mm	200 mm	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA44
		800 mm	200 mm	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA23
3VA21	160 A	600 mm	200 mm	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA44
		800 mm	200 mm	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA23
3VA22	250 A	600 mm	200 mm	8PQ6000-8BA08	8PQ2020-6BA44
		800 mm	200 mm	8PQ6000-8BA10	8PQ2020-8BA23
3VA23	400 A	600 mm	250 mm	8PQ6000-8BA25	8PQ2025-6BA24
		800 mm	250 mm	8PQ6000-8BA27	8PQ2025-8BA15
3VA24	630 A	600 mm	250 mm	8PQ6000-8BA25	8PQ2025-6BA24
		800 mm	250 mm	8PQ6000-8BA27	8PQ2025-8BA15



# 3VA

## Forme di segregazione interna – allacciamento frontale



### 3 poli - Larghezza 600 mm



#### 1 Collegamento del cavo

4 pezzi



Taglia	I <sub>n</sub>	Altezza	Tipo di montaggio	Tipo di comando			
				Diretto	Fr.Rotativo	Motore	
3VA10	100 A	150 mm	Fisso	■	■	–	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
3VA11	160 A	150 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
3VA12	250 A	150 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA12
				–	–	■	8PQ6000-8BA13
			Rimovibile	■	■	–	8PQ6000-8BA13
			–	–	■	8PQ6000-8BA12	
		Estraibile	■	–	■	8PQ6000-8BA12	
3VA13 <b>new</b>	400 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ6000-8BA20
3VA14 <b>new</b>	630 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ6000-8BA20
3VA20	100 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
		250 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30
3VA21	100 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
		250 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
3VA22	250 A	200 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA16
				–	–	■	8PQ6000-8BA17
			Rimovibile	■	■	–	8PQ6000-8BA17
			–	–	■	8PQ6000-8BA16	
		250 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ6000-8BA16
3VA23	400 A	200 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA20
				–	–	■	8PQ6000-8BA18
3VA24	630 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ6000-8BA20
				–	–	–	8PQ6000-8BA18



② Segregazione orizzontale   ③ Segregazione posteriore   ④ Incremento del modulo


Segregazione orizzontale con  
incremento modulo in altezza



8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA40	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA40	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA40	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA40	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA40	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA40	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA40	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA40	2 x 8PQ5000-4BA60	2 x 8PQ5000-4BA68
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	8PQ5000-4BA62	8PQ5000-4BA70
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	8PQ5000-4BA62	8PQ5000-4BA70
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	8PQ5000-4BA62	8PQ5000-4BA70
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–
8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	–	–

# 3VA

## Forme di segregazione interna - allacciamento frontale



### 3 poli - Larghezza 800 mm



### Collegamento del cavo



Taglia	I <sub>n</sub>	Altezza	Tipo di montaggio	Tipo di comando			
				Diretto	Fr.Rotativo	Motore	
3VA10	100 A	150 mm	Fisso	■	■	–	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
3VA11	160 A	150 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
3VA12	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
		250 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ6000-8BA14
3VA13 <b>new</b>	400 A	250 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA22
			–	–	■	8PQ6000-8BA21	
		250 mm	Rimovibile	■	■	■	8PQ6000-8BA21
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ6000-8BA22
3VA14 <b>new</b>	630 A	250 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA22
			–	–	■	8PQ6000-8BA21	
		250 mm	Rimovibile	■	■	■	8PQ6000-8BA21
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ6000-8BA22
3VA20	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
		250 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
3VA21	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
		250 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
3VA22	250 A	200 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA16
			–	–	■	8PQ6000-8BA17	
		Rimovibile	■	■	■	8PQ6000-8BA17	
		250 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ6000-8BA16
3VA23	400 A	250 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA22
			–	–	■	8PQ6000-8BA21	
		Rimovibile	■	■	■	8PQ6000-8BA21	
3VA24	630 A	250 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA22
			–	–	■	8PQ6000-8BA21	
		300 mm	Rimovibile	■	■	■	8PQ6000-8BA21
			Estraibile	■	–	–	8PQ6000-8BA22


② Segregazione orizzontale   ③ Segregazione posteriore   ④ Incremento del modulo in altezza



8PQ5000-2BA62	–	–
8PQ5000-2BA62	–	–
8PQ5000-2BA62	–	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	8PQ5000-4BA61 + 8PQ5000-4BA71
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	8PQ5000-4BA63 + 8PQ5000-4BA72
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	8PQ5000-4BA63 + 8PQ5000-4BA72
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	8PQ5000-4BA63 + 8PQ5000-4BA72
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	8PQ5000-4BA63 + 8PQ5000-4BA72
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	8PQ5000-4BA63 + 8PQ5000-4BA72
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	8PQ5000-4BA63 + 8PQ5000-4BA72
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	8PQ5000-4BA63 + 8PQ5000-4BA72

# 3VA

## Forme di segregazione interna – allacciamento frontale



4 poli - Larghezza 600 mm

### 1 Collegamento del cavo



Taglia	I <sub>n</sub>	Altezza		Tipo di comando			
				Diretto	Fr.Rotativo	Motore	
3VA10	100 A	150 mm	Fisso	■	■	–	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
3VA11	160 A	150 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
3VA12	250 A	200 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA14
			Rimovibile	■	■	–	8PQ6000-8BA15
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ6000-8BA14
			Estraibile	■	–	■	8PQ6000-8BA14
3VA13 <b>new</b>	400 A	250 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA22
			Rimovibile	–	–	■	8PQ6000-8BA21
3VA14 <b>new</b>	630 A	250 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA22
			Rimovibile	–	–	■	8PQ6000-8BA21
3VA20	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	–	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
3VA21	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	–	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
3VA22	250 A	200 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA16
			Rimovibile	–	–	■	8PQ6000-8BA17
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ6000-8BA17
			Estraibile	■	–	■	8PQ6000-8BA17
3VA23	400 A	250 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA22
			Rimovibile	■	■	■	8PQ6000-8BA21
3VA24	630 A	250 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA22
			Rimovibile	–	–	■	8PQ6000-8BA21

② Segregazione orizzontale    ③ Segregazione posteriore    ④ Incremento del modulo in altezza




4° polo

	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA40	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA40	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA40	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	2x 8PQ5000-4BA60 + 2x 8PQ5000-4BA68
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA42	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA42	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA42	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA42	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	2x 8PQ5000-4BA62 + 2x 8PQ5000-4BA70
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	2x 8PQ5000-4BA62 + 2x 8PQ5000-4BA70
+ 8PQ5000-4BA58	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
+ 8PQ5000-4BA58	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
+ 8PQ5000-4BA58	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
+ 8PQ5000-4BA58	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	-
+ 8PQ5000-4BA58	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA41	2x 8PQ5000-4BA62 + 2x 8PQ5000-4BA70
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA42	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA42	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA42	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA42	-
	8PQ5000-2BA61	8PQ5000-4BA42	-



# 3VA

## Forme di segregazione interna – allacciamento frontale



### 4 poli - Larghezza 800 mm



### 1 Collegamento del cavo

4 pezzi



Taglia	I <sub>n</sub>	Altezza	Tipo di comando	Tipo di comando			
				Diretto	Fr.Rotativo	Motore	
3VA10	100 A	150 mm	Fisso	■	■	–	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
3VA11	160 A	150 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA28 + 8PQ5000-0BA05
3VA12	250 A	200 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA14
			–	–	■	8PQ6000-8BA15	
			Rimovibile	■	■	–	8PQ6000-8BA15
		–	–	■	8PQ6000-8BA14		
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ6000-8BA14
		3VA13 <b>new</b>	400 A	250 mm	Fisso	■	■
–	–				■	8PQ6000-8BA21	
Rimovibile	■			■	■	8PQ6000-8BA21	
300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ6000-8BA22		
3VA14 <b>new</b>	630 A	250 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA22
			–	–	■	8PQ6000-8BA21	
		Rimovibile	■	■	■	8PQ6000-8BA21	
300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ6000-8BA22		
3VA20	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
3VA21	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30 + 8PQ5000-0BA05
3VA22	250 A	200 mm	Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA16
			–	–	■	8PQ6000-8BA17	
			Rimovibile	■	■	–	8PQ6000-8BA17
		–	–	■	8PQ6000-8BA16		
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ6000-8BA16
		3VA23	400 A	250 mm	Fisso	■	■
–	–				■	8PQ6000-8BA21	
3VA24	630 A	250 mm	Rimovibile	■	■	■	8PQ6000-8BA21
			Fisso	■	■	–	8PQ6000-8BA22
			–	–	■	8PQ6000-8BA21	

	② Segregazione orizzontale	③ Segregazione posteriore	④ Incremento del modulo in altezza
			
4° polo			
	8PQ5000-2BA62	–	–
	8PQ5000-2BA62	–	–
	8PQ5000-2BA62	–	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	2x 8PQ5000-4BA61 + 2x 8PQ5000-4BA71
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	8PQ5000-4BA63 + 8PQ5000-4BA72
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	8PQ5000-4BA63 + 8PQ5000-4BA72
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	2x 8PQ5000-4BA63 + 2x 8PQ5000-4BA72
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	2x 8PQ5000-4BA63 + 2x 8PQ5000-4BA72
+ 8PQ5000-4BA58	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
+ 8PQ5000-4BA58	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
+ 8PQ5000-4BA58	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
+ 8PQ5000-4BA58	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	–
+ 8PQ5000-4BA58	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA48	2x 8PQ5000-4BA63 + 2x 8PQ5000-4BA72
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–
	8PQ5000-2BA62	8PQ5000-4BA50	–

# 3VA

## Forme di segregazione interna – allacciamento frontale


### Accessori

#### ⑥ Guide sostegno traverse e segregazioni



Altezza equipaggiamento	Sistema Sbarre	
1600 mm	Alto	8PQ3000-0BA82
1800 mm	Posteriore o senza sbarre	8PQ3000-0BA83

#### Protezione a soffietto




Ampliamento a forma 4b in combinazione con terminali di collegamento	n. 4 pezzi
	8PQ9400-0BA71



# 3VA

## Forme di segregazione interna - allacciamento posteriore



### 3 poli - Larghezza 600mm

#### 1 Segregazione laterale

#### 2 Segregazione orizzontale cubicolo



Taglia	I <sub>n</sub>	Altezza	Tipo di comando	Tipo di comando			8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA61
				Diretto	Fr.Rotativo	Motore		
3VA10	100 A	150 mm	Fisso	■	■	–	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA61
3VA11	160 A	150 mm	Fisso	■	■	–	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA61
			Rimovibile	■	–	–	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA61
3VA12	250 A	150 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA61
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA61
		250 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA61
3VA13 <b>new</b>	400 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA31	8PQ5000-2BA61
3VA14 <b>new</b>	630 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA31	8PQ5000-2BA61
3VA20	100 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
		250 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
3VA21	160 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
		250 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
3VA22	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
		250 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
3VA23	400 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA31	8PQ5000-2BA61
3VA24	630 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA31	8PQ5000-2BA61

## ③ Incremento del modulo in altezza



## ④ Segregazione verticale sbarre

## ⑤ Segregazione orizzontale sbarre

## ⑥ Supporto universale

## ⑦ Box connessione cavi

## ⑧ Kit di copertura




–		8PQ5000-3BA52	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA73	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
–		8PQ5000-3BA52	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA73	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
–		8PQ5000-3BA52	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA73	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
–		8PQ5000-3BA52	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA73	8PQ6000-5BA15	8PQ5000-3BA71
–		8PQ5000-3BA52	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA73	8PQ6000-5BA15	8PQ5000-3BA71
2x 8PQ5000-4BA60 + 2x 8PQ5000-4BA68		8PQ5000-3BA54	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA73	8PQ6000-5BA15	8PQ5000-3BA71
–		8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA18	8PQ5000-3BA73
–		8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA18	8PQ5000-3BA73
–		8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
–		8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
8PQ5000-4BA62 + 8PQ5000-4BA70		8PQ5000-3BA54	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
–		8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
–		8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
8PQ5000-4BA62 + 8PQ5000-4BA70		8PQ5000-3BA54	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
–		8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-8BA30	8PQ5000-3BA72
–		8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-8BA30	8PQ5000-3BA72
8PQ5000-4BA62 + 8PQ5000-4BA70		8PQ5000-3BA54	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-8BA30	8PQ5000-3BA72
–		8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA18	8PQ5000-3BA73
–		8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA18	8PQ5000-3BA73



# 3VA


## Forme di segregazione interna – allacciamento posteriore



### 4 poli - Larghezza 600 mm



#### 1 Segregazione laterale



#### 2 Segregazione orizzontale cubicolo



Taglia	I <sub>n</sub>	Altezza	Tipo di comando	Tipo di comando			8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA61
				Diretto	Fr.Rotativo	Motore		
3VA10	100 A	150 mm	Fisso	■	■	–	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA61
3VA11	160 A	150 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA61
			Rimovibile	■	■	–	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA61
3VA12	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
3VA13 <b>new</b>	400 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA61
3VA14 <b>new</b>	630 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA61
3VA20	100 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
3VA21	160 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
3VA22	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
		300 mm	Estraibile	■	–	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA61
3VA23	400 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA61
3VA24	630 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA61

## ③ Incremento del modulo in altezza



## ④ Segregazione verticale sbarre

## ⑤ Segregazione orizzontale sbarre

## ⑥ Supporto universale

## ⑦ Box connessione cavi


## ⑧ Kit di copertura



–	8PQ5000-3BA52	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA73	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
–	8PQ5000-3BA52	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA73	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
–	8PQ5000-3BA52	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA73	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
–	8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
–	8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
2x 8PQ5000-4BA60 + 2x 8PQ5000-4BA68	8PQ5000-3BA55	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
–	8PQ5000-3BA54	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA75	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
–	8PQ5000-3BA54	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA75	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
–	8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
–	8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
2x 8PQ5000-4BA62 + 2x 8PQ5000-4BA70	8PQ5000-3BA55	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
–	8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
–	8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
2x 8PQ5000-4BA62 + 2x 8PQ5000-4BA70	8PQ5000-3BA55	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
–	8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
–	8PQ5000-3BA53	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
2x 8PQ5000-4BA62 + 2x 8PQ5000-4BA70	8PQ5000-3BA55	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA74	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
–	8PQ5000-3BA54	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA75	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
–	8PQ5000-3BA54	8PQ5000-3BA63	8PQ5000-4BA75	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74

# 3VA

## Forme di segregazione interna – allacciamento posteriore



### 3 poli - Larghezza 800 mm



#### ① Segregazione laterale



#### ② Segregazione orizzontale cubicolo




Taglia	I <sub>n</sub>	Altezza	Tipo di comando	Tipo di comando			8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA62
				Diretto	Fr.Rotativo	Motore		
3VA10	100 A	150 mm	Fisso	■	–	–	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA62
3VA11	160 A	150 mm	Fisso	■	–	–	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	–	–	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA62
3VA12	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
		250 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
3VA13 <b>new</b>	400 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
3VA14 <b>new</b>	630 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
3VA20	100 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
		250 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
3VA21	160 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
		250 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
3VA22	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
		250 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
3VA23	400 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
3VA24	630 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62

## ③ Incremento del modulo in altezza



## ④ Segregazione verticale sbarre




## ⑤ Segregazione orizzontale sbarre



## ⑥ Supporto universale



## ⑦ Box connessione cavi




## ⑧ Kit di copertura



-		8PQ5000-3BA57	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA76	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
-		8PQ5000-3BA57	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA76	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
-		8PQ5000-3BA57	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA76	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
8PQ5000-4BA61	+ 8PQ5000-4BA71	8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
8PQ5000-4BA63	+ 8PQ5000-4BA72	8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
8PQ5000-4BA63	+ 8PQ5000-4BA72	8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
8PQ5000-4BA63	+ 8PQ5000-4BA72	8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
8PQ5000-4BA63	+ 8PQ5000-4BA72	8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-8BA30	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-8BA30	8PQ5000-3BA72
8PQ5000-4BA63	+ 8PQ5000-4BA72	8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-8BA30	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
8PQ5000-4BA63	+ 8PQ5000-4BA72	8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
8PQ5000-4BA63	+ 8PQ5000-4BA72	8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74

# 3VA

## Forme di segregazioni interna – allacciamento posteriore



### 4 poli - Larghezza 800mm



#### ① Segregazione laterale



#### ② Segregazione orizzontale cubicolo



Taglia	I <sub>n</sub>	Altezza	Tipo di comando	Tipo di comando			8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA62
				Diretto	Fr.Rotativo	Motore		
3VA10	100 A	150 mm	Fisso	■	■	–	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA62
3VA11	160 A	150 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA28	8PQ5000-2BA62
3VA12	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
3VA13 <b>new</b>	400 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
3VA14 <b>new</b>	630 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
3VA20	100 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
3VA21	160 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
3VA22	250 A	200 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
		300 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA30	8PQ5000-2BA62
3VA23	400 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
		350 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
3VA24	630 A	250 mm	Fisso	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
			Rimovibile	■	■	■	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62
		350 mm	Estraibile	■	–	–	8PQ5000-2BA33	8PQ5000-2BA62



## ③ Incremento del modulo in altezza



## ④ Segregazione verticale sbarre

## ⑤ Segregazione orizzontale sbarre

## ⑥ Supporto universale

## ⑦ Box connessione cavi

## ⑧ Kit di copertura





-		8PQ5000-3BA57	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA76	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
-		8PQ5000-3BA57	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA76	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
-		8PQ5000-3BA57	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA76	8PQ6000-5BA13	8PQ5000-4BA80
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
2x 8PQ5000-4BA61 + 2x 8PQ5000-4BA71		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
8PQ5000-4BA63 + 8PQ5000-4BA72		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
8PQ5000-4BA63 + 8PQ5000-4BA72		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
2x 8PQ5000-4BA63 + 2x 8PQ5000-4BA72		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
2x 8PQ5000-4BA63 + 2x 8PQ5000-4BA72		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA14	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
2x 8PQ5000-4BA63 + 2x 8PQ5000-4BA72		8PQ5000-3BA58	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA77	8PQ6000-5BA17	8PQ5000-3BA72
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
2x 8PQ5000-4BA63 + 2x 8PQ5000-4BA72		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
-		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74
2x 8PQ5000-4BA63 + 2x 8PQ5000-4BA72		8PQ5000-3BA60	8PQ5000-3BA64	8PQ5000-4BA78	8PQ6000-5BA20	8PQ5000-3BA74

# 3VA

## Forme di segregazione interna – allacciamento posteriore

### Accessori

#### ⑤ Guide sostegno traverse e segregazioni

	Altezza equipaggiamento	Sistema Sbarre	
	1600 mm	Alto	8PQ3000-0BA82
	1800 mm	Posteriore o senza sbarre	8PQ3000-0BA83



## **Direzione commerciale**

- Siemens S.p.A.  
Via Vipiteno, 4 - 20128 Milano

## **Organizzazione di vendita - Elenco Filiali**

### ■ Macro Area Lombardia

Provincie: Bergamo - Brescia - Cremona -  
Lecco - Lodi - Piacenza - Sondrio -  
Biella - Como - Milano - Novara - Pavia -  
Varese - Verbania - Vercelli  
Via Vipiteno, 4 - 20128 Milano

### ■ Macro Area Nord Ovest

Regioni: Liguria, Piemonte (escluso  
Biella, Novara, Verbania, Vercelli),  
Sardegna, Valle D'Aosta

#### **Genova**

Via Enrico Meloni, 83 - Cap 16152  
Tel. 010-3434.764 - Fax 010-3434.689

#### **Torino**

Via del Drosso, 49 - Cap 10135  
Tel. 011-6173.273 - Fax 011-6173.202

### ■ Macro Area Nord Est

Regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino  
Alto Adige, Veneto + Mantova

#### **Padova**

Via Prima Strada, 35 - Cap 35129  
Tel. 049-8533.338 - Fax 049-8533.346

### ■ Macro Area Centro Nord

Regioni: Emilia Romagna, Repubblica  
di San Marino, Toscana + Ancona,  
Macerata, Pesaro-Urbino

#### **Bologna**

Via Trattati Comunitari Europei, 9  
40127 Bologna (BO)  
Tel. 051-6384.604 - Fax 051-6384.630

#### **Firenze**

Via Don Lorenzo Perosi, 4  
50018 Scandicci (FI)  
Tel. 055-7595.602 - Fax 055-7595.615

### ■ Macro Area Centro Sud

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,  
Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia,  
Umbria + Ascoli Piceno, Fermo + Malta

#### **Roma**

Via Laurentina, 455 - Cap 00142  
Tel. 06-59692.262 - Fax 06-59692.200

#### **Bari**

Via delle Ortensie, 16 - Cap 70026  
Tel. 080-5387.410 - Fax 080-5387.404

#### **Napoli**

Via F. Imparato, 198 - Cap 80146  
Tel. 081-2435.391 - Fax 081-2435.337

#### **Siracusa**

V.le S. Panagia, 141/e - Cap 96100  
Tel. 0931-1962.435 - Fax 0931-1962.434

Siemens S.p.A.  
Smart Infrastructure  
Low Voltage & Products  
Via Vipiteno, 4  
20128 Milano

Con riserva di modifiche  
Customer Support  
Hot line, Service e Servizio ricambi  
Tel. 02 243 62000  
Fax 02 243 62100  
e-mail: support.italy.automation@siemens.com

Le informazioni riportate in questo catalogo contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l'evolversi dei prodotti o non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente concordate in fase di definizione del contratto. Con riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.