

# SITRAIN utbildningscenter

SITRAIN september 2019–juni 2020

|                                                      |                             | Oktober |          |          |                 | November |         |          |          |          | December |          |          |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------|-----------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Utbildningens namn                                   | Pris                        | 40      | 41       | 42       | 43              | 44       | 45      | 46       | 47       | 48       | 49       | 50       | 51       |  |
| SIMATIC TIA Portal                                   |                             |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 V5.4/5.5  | 18 800                      |         |          |          |                 |          | M:må-fr |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic WinCC SCADA i TIA Portal                     | 19 100                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic TIA Portal Safety                            | 21 400                      |         |          |          | J:må-fr         |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic TIA Portal programmering 1 för plc           | 18 800                      |         | SK:må-to |          |                 |          |         |          | M:må-fr  |          |          | G:må-fr  |          |  |
| Simatic TIA Portal programmering 2 för plc           | 18 800                      |         |          |          |                 |          |         |          | G:må-fr  |          |          |          |          |  |
| Simatic TIA Portal service 1 för plc                 | 18 500                      | G:må-fr |          | SK:må-to |                 |          |         | M:må-fr  |          |          | G:må-fr  |          |          |  |
| Simatic TIA Portal service 2 för plc                 | 18 500                      |         |          |          |                 |          |         |          |          | G:må-fr  |          |          | SK:må-to |  |
| Simatic TIA Portal WinCC för paneler                 | 15 300                      |         |          |          | G:må-on         |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic TIA Portal Engineering Tools                 | 19 100                      |         | G:må-fr  |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic S7-1200 system                               | 13 200                      |         |          |          |                 | S:ti-to  |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Motion Control 1 i Simatic TIA Portal                | 15 300                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Virtual Commissioning for Machines                   | NYHET! 24 300               |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| SIMATIC S7 Classic                                   |                             |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic S7 service 1                                 | 18 500                      | M:må-fr |          |          | S:må-fr         |          |         |          |          |          | SK:må-to |          |          |  |
| Simatic S7 service 2                                 | 18 500                      |         | S:må-fr  |          |                 |          |         |          |          |          |          | SK:må-to |          |  |
| Simatic S7 programmering 1                           | 18 800                      |         |          | S:må-fr  |                 |          |         |          |          | SK:må-to |          |          |          |  |
| Simatic S7 programmering 2                           | 18 800                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          | J:må-fr  |  |
| Simatic PCS 7 system grund standard                  | 33 900                      |         |          |          | S:må-fr + må-on |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic PCS 7 system grund intensiv                  | 24 100                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic PCS 7 AS engineering                         | 24 300                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic PCS 7 OS engineering                         | 24 300                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic PCS 7 service                                | 23 500                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic Batch                                        | På tillfälligt besök 24 300 |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simit for beginner                                   | På tillfälligt besök 22 900 |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| SIMATIC HMI                                          |                             |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic WinCC system grund                           | NYHET! 19 100               |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic WinCC avancerad                              | NYHET! 21 100               |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| SIMATIC NET                                          |                             |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic Net Profibus/Profinet service                | 18 800                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Profinet med Industrial Ethernet i TIA Portal        | NYHET! 21 100               |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Ethernet Fundamentals in Industrial Networks         | NYHET! 12 100               |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Switching & routing in Industrial Networks           | 29 900                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Wireless LAN in Industrial Networks                  | 22 900                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Security in Industrial Networks                      | 22 900                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| SINUMERIK                                            |                             |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Sinumerik 840D pl/sl programmering grund             | 15 300                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Sinumerik 840D pl/sl programmering fortsättning      | 16 500                      |         |          | G:ti-to  |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Sinumerik 840D sl service                            | 23 900                      |         |          |          |                 |          |         | SK:må-fr |          |          |          |          |          |  |
| Sinumerik 840D sl service fortsättning               | 21 200                      |         |          |          | SK:må-on        |          |         |          | SK:må-on |          |          |          |          |  |
| Sinumerik 840D Safety Integrated                     | 23 900                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| SIMOTION/SINAMICS                                    |                             |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simotion programmering                               | 23 400                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Sinamics S120 startup & service                      | 21 400                      |         |          |          |                 | SK:må-to |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Sinamics G120 startup & service                      | 8 700                       |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          | J:on     |          |  |
| Övriga utbildningar (ej schemalagda)                 |                             |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic S7 underhåll automationssystem               | 14 900                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic S7 Engineering Tools                         | 19 100                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic WinCC flexible                               | 14 900                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic S7 Distributed Safety praktisk programmering | 21 400                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic Distributed Safety service/felsökning        | 12 100                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic Net Ethernet                                 | 21 200                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simatic Net Profibus                                 | 18 800                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Sinumerik 840D pl service                            | 23 900                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Simocode parametrering                               | 11 100                      |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Masterdrives service & underhåll                     | 8 700                       |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |
| Micromaster                                          | 8 700                       |         |          |          |                 |          |         |          |          |          |          |          |          |  |

**Allmänna villkor:** Anmälan är bindande. Om avbokning sker mellan fyra till två veckor före start debiteras 50 procent av avgiften. Därefter debiteras full avgift. Detta gäller även vid sjukdom. Vid samtidig ombokning till annan utbildning ges 25 procent rabatt. Om anmäld deltagare inte kan komma går det bra att skicka någon annan. Vid färre än fem deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

**Kontakta oss:**  
 Therése Fagerström: 08-728 14 48  
 Susanne Bonde: 08-728 15 70  
 [sitrain.se@siemens.com](mailto:sitrain.se@siemens.com)  
 [siemens.se/sitrain](https://www.siemens.se/sitrain)

[illegible]