




SITRAIN utbildningscenter

Allmänna villkor: Anmälan är bindande. Om avbokning sker mellan fyra till två veckor före start debiteras 50 procent av avgiften. Därefter debiteras full avgift. Detta gäller även vid sjukdom. Vid samtidig ombokning till annan utbildning ges 25 procent rabatt. Om anmäld deltagare inte kan komma går det bra att skicka någon annan. Vid färre än fem deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

Kontakta oss:
 Therése Fagerström: 08-728 14 48
 Susanne Bonde: 08-728 15 70
 sitrain.se@siemens.com
 siemens.se/sitrain

december 2022 januari–juni 2023

Utbildningens namn	Pris	december				januari		februari			mars						april			maj			juni						
		48	49	50	51	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
SIMATIC TIA Portal																													
Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 V5.4/5.5	20 700																												S:må-fr
Simatic WinCC SCADA i TIA Portal	20 900															S:må-fr													
Simatic TIA Portal Safety	23 400			G:må-fr						S:må-fr													G:må-fr						
Siemens Certified Automation Engineer for Simatic Safety – Configuration and Programming 	6 900				O:ti																								
Simatic TIA Portal programmering 1 för plc	20 700	G:må-fr						S:må-fr								G:må-fr						SK:må-to				M:må-fr		G:må-fr	
Simatic TIA Portal programmering 2 för plc	20 700								S:må-fr							G:må-fr													SK:må-fr
Simatic TIA Portal service 1 för plc	20 300	G:må-fr	G:må-fr					S:må-fr														SK:må-fr				M:må-fr		G:må-to	
Simatic TIA Portal service 2 för plc	20 300				G:må-to										G:må-fr										SK:må-to				
Simatic TIA Portal WinCC för paneler	16 900			G:on-fr																		G:ti-to							
Simatic programmering med S7-Graph och ProDiag i TIA Portal NYHET!	16 900																					G:må-on							
Simatic programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal	16 900						G:må-on																						
Simatic programmering 2 med S7-SCL i TIA Portal	13 300						G:to-fr																						
Simatic S7-1200 system	14 900																											J:må-on	
SIMATIC S7 Classic																													
Simatic S7 service 1	20 300			SK:må-to					G:må-fr													S:må-fr					SK:må-to		
Simatic S7 service 2	20 300	SK:må-to																									SK:må-to		
Simatic S7 programmering 1	20 700		SK:må-to																							SK:må-to			
Simatic PCS 7 system grund standard	37 500														S:må-fr + må-to														
Simatic PCS 7 system grund intensiv	26 400													S:må-fr												S:må-fr			
Simatic PCS 7 AS engineering	26 600		S:må-fr																										
Simatic PCS 7 OS engineering	26 600			S:må-fr																									
Simatic PCS 7 service	25 400	S:må-fr																								S:må-fr			
Simatic Batch	26 600																												
Simat in Process Automation	23 400																												
Simat i diskret automationsteknik för nybörjare	23 400																												
SIMATIC HMI																													
Simatic WinCC system grund	20 900														S:må-fr														
Simatic WinCC Unified & Unified Comfort Panels NYHET!	16 900																									G:må-on			
Simatic WinCC Unified för PC, avancerad kurs NYHET!	13 300			S:ti-on																						S:to-fr			
SIMATIC NET																													
Simatic Net Profibus/Profinet service	20 700														G:må-fr	G:må-fr													
Profinet with Simatic Controllers NYHET!	23 400																											S:må-fr	
Ethernet Fundamentals in Industrial Networks	13 300								G:on-to																				
Switching & routing in Industrial Networks 	30 600																												
Wireless LAN in Industrial Networks	23 400	S:må-on																											
Security in Industrial Networks	23 400																												
Network Monitoring & Configuration SINEC NMS	24 900																												
OPC UA – Basics and Configuration NYHET!	23 200																								S:må-fr				
SINUMERIK																													
Sinumerik 840D pl/sl programmering grund	16 900																									SK:on-fr			
Sinumerik 840D pl/sl programmering fortsättning	17 800																										G:on-fr		
Sinumerik 840D sl service	26 100							SK:må-fr							SK:må-fr														
Sinumerik 840D sl service fortsättning	23 200													SK:må-on												SK:må-on			
Sinumerik 840D Safety Integrated	26 100							SK:må-fr																					
SIMOTION/SINAMICS																													
Simotion programmering	25 700																									S:må-fr			
Sinamics S120 startup & service	23 400												G:må-fr	G:må-fr	G:må-fr												G:må-fr	G:må-fr	
Sinamics S120 parametrering och idriftsättning/service i TIA Portal	24 400																									J:ti-fr			
Sinamics G120 startup & service	9 600			J:ti																							J:on		
Övriga utbildningar (ej schemalagda) – kontakta oss vid intresse																													
Simatic S7 Engineering Tools	21 100																												
Simatic S7 Distributed Safety praktisk programmering	23 400																												
Simatic Distributed Safety service/felsökning	13 300																												
Simatic Net Profibus	20 700																												
Simatic S7 programmering 2	20 900																												
Simocode parametrering	13 300																												
Masterdrives service & underhåll	13 300																												
Motion Control 1 i Simatic TIA Portal	16 900																												

 = finns som online-utbildning. Fler online-utbildningar finns på engelska. Kontakta oss vid intresse.

Utbildningarna hålls i Göteborg (G), Jönköping (J), Malmö (M), Online (O), Skövde (SK) eller Stockholm (S). Alla priser är i SEK och exklusive moms. Med reservation för tryckfel.