



Каталог продукции 2021

Каталог наиболее ходовых позиций оборудования
для автоматизации отопления, вентиляции и кондиционирования.
www.siemens.ru/buildings

SIEMENS



Оборудование автоматизации зданий «Сименс»

Компания «Сименс» является ведущей международной компанией по автоматизации процессов в различных отраслях промышленности. Бизнес-подразделение (BP) «Автоматизация и безопасность зданий» предлагает широкий спектр оборудования для автоматизации зданий – от жилых многоквартирных домов и коттеджей до гостиниц, офисов, производственных помещений и различных культурных и социальных учреждений, а также оборудование для систем теплоснабжения и комплексные решения для производителей.

Периферийное оборудование – семейства клапанов и приводов Acvatix™, датчики Symaro™, промышленные и комнатные термостаты и приводы воздушных заслонок – предназначено для систем и установок различных типов и размеров. Оно отличается высокой точностью, надежностью и длительным сроком эксплуатации.

Частотные преобразователи G120P позволяют осуществлять плавное регулирование двигателей, насосов и вентиляторов, а также реализовывать сложные комбинированные установки с помощью дополнительных функций и свободно конфигурируемой логики.

Особого внимания в продукции бизнес-подразделения заслуживают контроллеры систем ОВК различной функциональности – от стандартных контроллеров RWD и Sygmagur до модульных контроллеров Synco и Climatix и свободно программируемых контроллеров Desigo.

Использование оборудования «Сименс» увеличивает энергоэффективность зданий до 30%, что соответствует классу А энергоэффективности по европейскому стандарту EN 15232, таким образом существенно сокращаются затраты на эксплуатацию здания.

Оглавление

Датчики Symaro	2
Клапаны и приводы Acvatix	10
Приводы воздушных заслонок OpenAir	31
Термостаты регулирующие, ограничительные и защиты	35
Комнатные термостаты	37
<i>Новинка! Смарт-термостат RDS110R</i>	<i>44</i>
Частотные преобразователи G120P	45
Контроллеры для тепловых пунктов	50
Контроллеры для систем вентиляции	53
Gamma – элементы системы управления зданиями на базе протокола KNX.	60
Программно-аппаратный комплекс Desigo™	64



Получить
информацию о
продукции с
помощью
приложения
"Scan to HIT"



Датчики Symparo – ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО

Полный спектр датчиков для всех стандартных
измерений и приложений ОВК.

www.siemens.ru/buildings

SIEMENS

		Температура		Влажность			Качество воздуха		Пыль	Давление			Поток		
		Датчики	Релейные датчики	Датчики	Релейные датчики	Сертифицированные датчики	Датчики	Релейные датчики	Датчик пыли	Датчики	Релейные датчики	Сертифицированные датчики	Датчики объемного расхода	Релейные датчики объемного расхода	Датчики скорости
Воздух	Комнатный	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■			
	Канальный	■	■	■	■	■	■			■	■	■			■
	Наружный	■		■		■									
Вода	Погружной	■								■			■	■	
	Накладной	■			■										
	Кабельный	■													

¹⁾ см.отдельный обзор по термостатам

Модель					
	Комнатный датчик	Комнатный датчик	Канальный датчик	Канальный датчик	Комнатный датчик
Тип	QRA10../20..	QRA20..D	QPM11../21..	QPM21..D	QRA84

	Тип	Версия				Выходной сигнал				Диапазон				Питание			IP	MA ¹⁾
		CO ₂	VOC	Температура	Влажность	DC 0...5 В или DC 0...10 В	Modbus RTU	Релейный контакт	Дисплей	CO ₂ 0...2000 ppm	Температура 0...50/-35...35 °C	Температура пассивная ²⁾	Влажность 0...95% r.h.	AC 24 В	DC 15...35 В	AC 230 В		
Комнатный	QRA1000		■			■								■	■		IP30	
	QRA2000	■				■				■				■	■		IP30	
	QRA2002	■	■			■				■				■	■		IP30	
	QRA2002D		■			■			■	■				■	■		IP30	
	QRA2060	■		■		■				■	■			■	■		IP30	
	QRA2060D	■		■		■			■	■	■			■	■		IP30	
	QRA2062	■		■	■	■				■	■		■	■	■		IP30	
	QRA2062D	■		■	■	■			■	■	■		■	■	■		IP30	
	QRA2080	■		■		■				■		■		■	■		IP30	
	QRA2080D	■		■		■			■	■		■		■	■		IP30	
Канальный	QRA84		■					■								■	IP30	
	QPM1100		■			■								■	■		IP54	■
	QPM2100	■				■				■				■	■		IP54	■
	QPM2102	■	■			■				■				■	■		IP54	■
	QPM2102D	■	■			■			■	■				■	■		IP54	■
	QPM2102/MO	■	■				■			■				■	■		IP54	■
	QPM2150/MO	■	■				■			■	■			■	■		IP54	■
	QPM2152/MO	■	■	■			■			■	■		■	■	■		IP54	■
	QPM2160	■		■		■				■	■			■	■		IP54	■
	QPM2160D	■		■		■			■	■	■			■	■		IP54	■
	QPM2162	■		■	■	■				■	■		■	■	■		IP54	■
	QPM2162D	■		■	■	■			■	■	■		■	■	■		IP54	■
	QPM2180	■		■		■				■		■		■	■		IP54	■

¹⁾ Принадлежности для монтажа ²⁾Элементы: LG-Ni1000, Pt100, Pt1000, NTC 10k

Модель	Комнатный датчик	Комнатный датчик	Канальный датчик	Погружной датчик	Наружный датчик	Наружный датчик	Накладной датчик	Кабельный датчик
Тип	QAA	QAA...D	QAM	QAE	QAC3...	QAC2...	QAD	QAP

	Тип	Выходной сигнал							Диапазон	Категория	Питание		Длина		IP	MA ¹⁾
		LG-Ni1000	Pt100	Pt1000	NTC 10k	DC 0...10 V	DC 4...20 mA	Modbus RTU	Температура °C	Улучшенная	AC 24 В	DC 13.5...35 В	Датчик мм	Кабель мм		
Комнатный	QAA2010		■						0...50						IP30	
	QAA2012			■					0...50						IP30	
	QAA2030				■				0...50						IP30	
	QAA2061					■			0...50		■	■			IP30	
	QAA2061D					■			0...50		■	■			IP30	
	QAA2071						■		0...50			■			IP30	
	QAA24	■							0...50						IP30	
Канальный	QAM2110.040		■						-50...80				400		IP54	■
	QAM2112.040			■					-50...80				400		IP42	■
	QAM2112.200			■					-50...80				2000		IP42	■
	QAM2120.040	■							-50...80				400		IP42	■
	QAM2120.200	■							-50...80				2000		IP42	■
	QAM2120.600	■							-50...80				6000		IP42	■
	QAM2130.040				■				-40...80				400		IP42	■
	QAM2151.040/MO							■	-50...50		■	■	400		IP54	■
	QAM2161.040					■			-50...50		■	■	400		IP54	■
	QAM2171.040						■		-50...50			■	400		IP54	■
Погружной	QAE2111.010		■						-30...130				100		IP42	
	QAE2111.015		■						-30...130				150		IP42	
	QAE2112.010			■					-30...130				100		IP42	
	QAE2112.015			■					-30...130				150		IP42	
	QAE2120.010	■							-30...130				100		IP42	■
	QAE2120.015	■							-30...130				150		IP42	■
	QAE2121.010	■							-30...130				100		IP42	
	QAE2121.015	■							-30...130				150		IP42	
	QAE2130.010				■				-30...125				100		IP42	
	QAE2130.015				■				-30...125				150		IP42	
	QAE2154.010/MO							■	-10...120		■	■	100		IP54	
	QAE2164.010					■			-10...120		■	■	100		IP54	
	QAE2164.015					■			-10...120		■	■	150		IP54	
	QAE2174.010						■		-10...120			■	100		IP54	
	QAE2174.015						■		-10...120			■	150		IP54	
	QAE3010.010		■						-50...200	■			100		IP65	■
	QAE3010.016		■						-50...200	■			160		IP65	■
	QAE3075.010						■		0...200	■		■ ²⁾	100		IP65	■
	QAE3075.016						■		0...200	■		■ ²⁾	160		IP65	■
	QAE26.90	■							-50...180				65	2000	IP64	■
	QAE26.91	■							-50...180				125	2000	IP64	■
	QAE26.93	■							-50...180				240	2000	IP64	■
	QAE26.95	■							-50...180				465	2000	IP64	■
Накладной	QAD2010		■						-30...130						IP42	■
	QAD2012			■					-30...130						IP42	■
	QAD2030				■				-30...125						IP42	■
	QAD22	■							-30...130						IP42	■
Наружный	QAC2010		■						-50...70						IP54	
	QAC2012			■					-50...70						IP54	
	QAC2030				■				-40...70						IP54	
	QAC3161					■			-50...50	■	■	■			IP65	
	QAC3171						■		-50...50	■		■			IP65	
	QAC22	■							-50...70						IP54	
Кабельный	QAP1030.200				■				-25...95					2000	IP65	
	QAP2010.150		■						-30...130					1500	IP65	
	QAP2012.150			■					-30...130					1500	IP65	
	QAP21.2	■							-30...180					1500	IP67	
	QAP21.3	■							-30...130					1500	IP65	
	QAP22	■							-25...95					2000	IP65	
	QAZ21.682/101	■							-50...80					2000	IP67	■

¹⁾ Принадлежности для монтажа ²⁾ DC 7.5...30 В

								
Модель	Комнатный датчик	Комнатный датчик	Канальный датчик	Канальный датчик	Комнатный датчик	Комнатный датчик	Наружный датчик	Датчик точки росы
Тип	QFA2..	QFA2..D	QFM2..	QFM3..D	QFA3..	QFA3..D	QFA3.. + AQF3100	QXA2..

	Тип	Версия	Выходной сигнал							Диапазон		Категория		Питание			IP	MA ¹⁾
		Влажность	Температура	LG-Ni1000	DC 0...10 В	DC 4...20 мА	Modbus RTU	Релейный контакт	Дисплей	Влажность % r.h.	Температура ²⁾ °C	Улучшенная	Сертифицированная	AC 24В	DC 13.5...35 В	AC 230 В		
Комнатный	QFA2000	■			■					0...95	-15...50			■	■		IP30	
	QFA2001	■				■				0...95	-15...50			■	■		IP30	
	QFA2020	■	■	■	■					0...95	-15...50			■	■		IP30	
	QFA2060	■	■		■					0...95	-15...50			■	■		IP30	
	QFA2060D	■	■		■			■		0...95	-15...50			■	■		IP30	
	QFA2071	■	■			■				0...95	-15...50			■	■		IP30	
	QFA3100	■			■					0...100		■		■	■		IP65	
	QFA3101	■				■				0...100		■			■		IP65	
	QFA3160	■	■		■					0...100	-40...70	■		■	■		IP65	
	QFA3160D	■	■		■			■		0...100	-40...70	■		■	■		IP65	
	QFA3171	■	■			■				0...100	-40...70	■		■	■		IP65	
	QFA3171D	■	■			■		■		0...100	-40...70	■			■		IP65	
	QFA4160	■	■		■					0...100	-40...70		■	■	■		IP65	
	QFA4160D	■	■		■			■		0...100	-40...70		■	■	■		IP65	
	QFA4171	■	■			■				0...100	-40...70		■		■		IP65	
	QFA4171D	■	■			■		■		0...100	-40...70		■		■		IP65	
Канальный	QFM2100	■			■					0...95	-15...60			■	■		IP54	■
	QFM2101	■				■				0...95	-15...60				■		IP54	■
	QFM2120	■	■	■	■					0...95	-15...60			■	■		IP54	■
	QFM2150/MO	■	■				■			0...95	-15...60			■	■		IP54	■
	QFM2160	■	■		■					0...95	-15...60			■	■		IP54	■
	QFM2171	■	■			■				0...95	-15...60				■		IP54	■
	QFM3100	■			■					0...100				■	■		IP65	■
	QFM3101	■				■				0...100		■			■		IP65	■
	QFM3150/MO	■	■		■		■			0...100	-40...70	■		■	■		IP65	■
	QFM3160	■	■		■					0...100	-40...70	■		■	■		IP65	■
	QFM3160D	■	■		■			■		0...100	-40...70	■		■	■		IP65	■
	QFM3171	■	■			■				0...100	-40...70	■		■	■		IP65	■
	QFM3171D	■	■			■		■		0...100	-40...70	■			■		IP65	■
	QFM4160	■	■		■					0...100	-40...70		■	■	■		IP65	■
	QFM4171	■	■			■				0...100	-40...70		■	■	■		IP65	■
Наружный	QFA3100 + AQF3100	■			■					0...100		■		■	■		IP65	
	QFA3101 + AQF3100	■				■				0...100		■			■		IP65	
	QFA3160 + AQF3100	■	■		■					0...100	-40...70	■		■	■		IP65	
	QFA3171 + AQF3100	■	■			■				0...100	-40...70	■			■		IP65	
Точка росы	QXA2100	■						■		0...100				■			IP40	■
	QXA2101	■						■		0...100				■			IP40	■
Гигростаты	QFA1000	■						■		30...90 ²⁾							IP20	
	QFA1001	■						■		30...90 ²⁾							IP20	
	QFM81.2	■						■		15...95 ²⁾							IP30	■
	QFM81.21	■						■		15...95 ²⁾							IP55	■

¹⁾ Принадлежности для монтажа ²⁾ регулируемые параметры измерения

Датчики тонкодисперсной пыли

Опасность тонкодисперсной пыли и смога

Ущерб

PM10+
10+ μm



Блокируются в носу

PM2.5–10
2,5...10 μm




Блокируются во рту и горле

PM2.5
2,5 μm



Может проникать глубоко в легкие, вызывая легочные и сердечно-сосудистые заболевания



Всемирная проблема

В повседневной жизни тонкодисперсная пыль представляет собой повсеместную опасность для здоровья: Китай, Индия и Ближний Восток уже переживают исключительно тяжелые последствия; а такие шумные европейские города, как Лондон, Париж или Рим, также все чаще подвергаются риску.

По оценкам Европейского агентства по охране окружающей среды, ежегодно более 400 000 человек умирают ¹⁾ в одной только Европе в результате загрязнения воздуха.

¹⁾ Отчет ЕАОС № 28/2016, Качество воздуха в Европе, 2016 г.

		
Модель	Датчик тонкодисперсной пыли	Датчик тонкодисперсной пыли
Тип	QSA2700	QSA2700D

	Тип	Версия	Выходной сигнал			Диапазон	Питание		IP
		PM2.5	DC 0...10 В	Modbus RTU	Дисплей		AC 24 В	DC 13.5...35 В	
Комнатный	QSA2700	■	■	■ ²⁾		0...500 мкг/м³	■	■	IP30
	QSA2700D	■	■	■ ²⁾	■	0...500 мкг/м³	■	■	IP30

²⁾ Это слейв устройство Modbus (RS485), которое настраивается с помощью мастера устройства Modbus.

					
Модель	Датчик перепада давления	Датчик перепада давления	Датчик перепада давления	Датчик перепада давления	Реле перепада давления
Рабочая среда	Воздух	Воздух	Воздух	Воздух	Воздух
Тип	QBM3020 / QBM3120	QBM3020..D / QBM3120..D	QBM4..	QBM2030	QBM81

	Тип	Версия		Выходной сигнал						Диапазон	Категория		Питание		IP	MA ¹⁾		
		Относительного давления	Перепада давления	DC 0...10 В	DC 4...20 мА	Modbus RTU	Функция "квадратный корень"	Релейный контакт	Дисплей	Регулируемый		Улучшенная	Сертифицированная	AC 24 В	DC 18...33 В			
Воздух	QBM3020-1U		■	■			■				-50...50 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3020-1		■	■			■				0...100 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3020-3		■	■			■				0...300 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3020-5		■	■			■				0...500 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3020-10		■	■			■				0...1000 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3020-25		■	■			■				0...2500 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3020-1D		■	■			■		■		0...100 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3020-3D		■	■			■		■		0...300 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3020-5D		■	■			■		■		0...500 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3020-10D		■	■			■		■		0...1000 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3020-25D		■	■			■		■		0...2500 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3120-1U		■		■		■				-50...50 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3120-1		■		■		■				0...100 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3120-3		■		■		■				0...300 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3120-5		■		■		■				0...500 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3120-10		■		■		■				0...1000 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3120-25		■		■		■				0...2500 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3120-1D		■		■		■		■		0...100 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3120-3D		■		■		■		■		0...300 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3120-5D		■		■		■		■		0...500 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3120-10D		■		■		■		■		0...1000 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3120-25D		■		■		■		■		0...2500 Па	■		■	■	IP54	■	
	QBM3700-5/MO		■				■					0...500 Па	■		■ ¹⁾		IP54	■
	QBM3700-13/MO		■				■					0...1250 Па	■		■ ¹⁾		IP54	■
	QBM3700-25/MO		■				■					0...2500 Па	■		■ ¹⁾		IP54	■
	QBM4000-1		■	■								0...100 Па		■	■	■	IP54	■
	QBM4000-3		■	■								0...300 Па		■	■	■	IP54	■
	QBM4000-10		■	■								0...1000 Па		■	■	■	IP54	■
	QBM4000-25		■	■								0...2500 Па		■	■	■	IP54	■
	QBM4100-1U		■		■							-50...50 Па		■		■	IP54	■
	QBM4100-1D		■		■					■		0...100 Па		■		■	IP54	■
	QBM2030-1U		■	■							■	-50...50 Па -100...100 Па 0...100 Па			■	■	IP42	■
	QBM2030-5		■	■							■	0...200 Па 0...250 Па 0...500 Па			■	■	IP42	■
	QBM2030-30		■	■							■	0...1000 Па 0...1500 Па 0...3000 Па			■	■	IP42	■
	QBM81-3		■						■		■	20...300 Па					IP54	■
	QBM81-5		■						■		■	50...500 Па					IP54	■
	QBM81-10		■						■		■	100...1000 Па					IP54	■
	QBM81-20		■						■		■	500...2000 Па					IP54	■
	QBM81-50		■						■		■	1000...5000 Па					IP54	■

¹⁾ Принадлежности для монтажа

				
Модель	Датчик относительного давления	Датчик перепада давления	Датчик перепада давления	Датчик относительного давления
Рабочая среда	Жидкость/газ	Жидкость/газ	Жидкость/газ	Хладагенты
Тип	QBE2x03-P	QBE63	QBE3x00-D	QBE2x04-P

	Тип	Версия			Выходной сигнал		Диапазон	Питание		IP	MA ¹⁾
		Относительного давления	Перепада давления	Резьба	DC 0...10 В	DC 4...20 мА		AC 24 В	DC 18...33 В		
Жидкости и газы	QBE2003-P1	■		G 1/2"	■		0...1 бар	■	■	IP65	
	QBE2003-P1.6	■		G 1/2"	■		0...1.6 бар	■	■	IP65	
	QBE2003-P2.5	■		G 1/2"	■		0...2.5 бар	■	■	IP65	
	QBE2003-P4	■		G 1/2"	■		0...4 бар	■	■	IP65	
	QBE2003-P6	■		G 1/2"	■		0...6 бар	■	■	IP65	
	QBE2003-P10	■		G 1/2"	■		0...10 бар	■	■	IP65	
	QBE2003-P16	■		G 1/2"	■		0...16 бар	■	■	IP65	
	QBE2003-P25	■		G 1/2"	■		0...25 бар	■	■	IP65	
	QBE2003-P40	■		G 1/2"	■		0...40 бар	■	■	IP65	
	QBE2003-P60	■		G 1/2"	■		0...60 бар	■	■	IP65	
	QBE2103-P1	■		G 1/2"		■	0...1 бар		■	IP65	
	QBE2103-P1.6	■		G 1/2"		■	0...1.6 бар		■	IP65	
	QBE2103-P2.5	■		G 1/2"		■	0...2.5 бар		■	IP65	
	QBE2103-P4	■		G 1/2"		■	0...4 бар		■	IP65	
	QBE2103-P6	■		G 1/2"		■	0...6 бар		■	IP65	
	QBE2103-P10	■		G 1/2"		■	0...10 бар		■	IP65	
	QBE2103-P16	■		G 1/2"		■	0...16 бар		■	IP65	
	QBE2103-P25	■		G 1/2"		■	0...25 бар		■	IP65	
	QBE2103-P40	■		G 1/2"		■	0...40 бар		■	IP65	
	QBE2103-P60	■		G 1/2"		■	0...60 бар		■	IP65	
	QBE61.3-DP2		■	G 1/2"	■		0...2 бар	■	■	IP54	
	QBE61.3-DP5		■	G 1/2"	■		0...5 бар	■	■	IP54	
	QBE61.3-DP10		■	G 1/2"	■		0...10 бар	■	■	IP54	
	QBE63-DP01		■	G 1/8"	■		0...100 мбар	■	■	IP65	■
	QBE63-DP02		■	G 1/8"	■		0...200 мбар	■	■	IP65	■
	QBE63-DP05		■	G 1/8"	■		0...500 мбар	■	■	IP65	■
	QBE63-DP1		■	G 1/8"	■		0...1 бар	■	■	IP65	■
	QBE3000-D1		■	G 1/8"	■		0...1 бар	■	■	IP65	■
	QBE3000-D1.6		■	G 1/8"	■		0...1.6 бар	■	■	IP65	■
	QBE3000-D2.5		■	G 1/8"	■		0...2.5 бар	■	■	IP65	■
	QBE3000-D4		■	G 1/8"	■		0...4 бар	■	■	IP65	■
	QBE3000-D6		■	G 1/8"	■		0...6 бар	■	■	IP65	■
	QBE3000-D10		■	G 1/8"	■		0...10 бар	■	■	IP65	■
	QBE3000-D16		■	G 1/8"	■		0...16 бар	■	■	IP65	■
	QBE3100-D1		■	G 1/8"		■	0...1 бар		■	IP65	■
	QBE3100-D1.6		■	G 1/8"		■	0...1.6 бар		■	IP65	■
	QBE3100-D2.5		■	G 1/8"		■	0...2.5 бар		■	IP65	■
	QBE3100-D4		■	G 1/8"		■	0...4 бар		■	IP65	■
	QBE3100-D6		■	G 1/8"		■	0...6 бар		■	IP65	■
	QBE3100-D10		■	G 1/8"		■	0...10 бар		■	IP65	■
	QBE3100-D16		■	G 1/8"		■	0...16 бар		■	IP65	■
Хладагенты	QBE2004-P10U	■		7/16-20 UNF	■		-1...9 бар	■	■	IP67	
	QBE2004-P25U	■		7/16-20 UNF	■		-1...24 бар	■	■	IP67	
	QBE2004-P30U	■		7/16-20 UNF	■		-1...29 бар	■	■	IP67	
	QBE2004-P60U	■		7/16-20 UNF	■		-1...59 бар	■	■	IP67	
	QBE2104-P10U	■		7/16-20 UNF		■	-1...9 бар		■	IP67	
	QBE2104-P25U	■		7/16-20 UNF		■	-1...24 бар		■	IP67	
	QBE2104-P30U	■		7/16-20 UNF		■	-1...29 бар		■	IP67	
	QBE2104-P60U	■		7/16-20 UNF		■	-1...59 бар		■	IP67	

¹⁾Принадлежности для монтажа

						
Модель	Реле протока	Реле протока	Реле протока	Датчик протока	Датчик протока	Датчик скорости
Рабочая среда	Жидкость	Жидкость	Жидкость	Жидкость	Жидкость	Воздух
Тип	QVE1900	QVE1901	QVE1902	QVE2x00	QVE3x00	QVM62.1

	Тип	Версия		Выходной сигнал			Диапазон	Питание		IP
		Номинальный размер трубопровода	Резьба	Материал корпуса трубы	DC 0...10 В	DC 4...20 мА	Релейный контакт	AC/DC 24 В	DC 18...33 В	
Жидкость	QVE1900	DN 32...200					■			IP65
	QVE1901	DN 20...200					■			IP65
	QVE1902.010	DN 10		Латунь			■			IP65
	QVE1902.015	DN 15		Латунь			■			IP65
	QVE1902.020	DN 20		Латунь			■			IP65
	QVE1902.025	DN 25		Латунь			■			IP65
	QVE2000.010	DN 10	G 1/2"	Пластик	■			1.8...32 л/мин	■	IP65
	QVE2000.015	DN 15	G 3/4"	Пластик	■			3.5...50 л/мин	■	IP65
	QVE2000.020	DN 20	G 1"	Пластик	■			5.0...85 л/мин	■	IP65
	QVE2000.025	DN 25	G 1 1/4"	Пластик	■			9.0...150 л/мин	■	IP65
	QVE2100.010	DN 10	G 1/2"	Пластик		■		1.8...32 л/мин	■	IP65
	QVE2100.015	DN 15	G 3/4"	Пластик		■		3.5...50 л/мин	■	IP65
	QVE2100.020	DN 20	G 1"	Пластик		■		5.0...85 л/мин	■	IP65
	QVE2100.025	DN 25	G 1 1/4"	Пластик		■		9.0...150 л/мин	■	IP65
	QVE3000.010	DN 10	G 3/4"	Красная латунь	■			1.8...32 л/мин	■	IP65
	QVE3000.015	DN 15	G 3/4"	Красная латунь	■			3.5...50 л/мин	■	IP65
	QVE3000.020	DN 20	G 1"	Красная латунь	■			5.0...85 л/мин	■	IP65
	QVE3000.025	DN 25	G 1 1/4"	Красная латунь	■			9.0...150 л/мин	■	IP65
	QVE3100.010	DN 10	G 3/4"	Красная латунь		■		1.8...32 л/мин	■	IP65
	QVE3100.015	DN 15	G 3/4"	Красная латунь		■		3.5...50 л/мин	■	IP65
	QVE3100.020	DN 20	G 1"	Красная латунь		■		5.0...85 л/мин	■	IP65
	QVE3100.025	DN 25	G 1 1/4"	Красная латунь		■		9.0...150 л/мин	■	IP65
Воздух	QVM62.1				■	■		0...5 м/с 0...10 м/с 0...15 м/с	■	IP42

Солнечная радиация		Выходной сигнал			Диапазон	Источник питания		IP
		DC 0...10 В	DC 4...20 мА	Релейный контакт		AC 24 В	DC 18...30 В	
								
Модель	Датчик солнечной радиации							
Тип	QLS60							
		■	■		0...1000 Вт/м²	■	■	IP65



Получить
информацию о
продукции с
помощью
приложения
"Scan to HIT"



Клапаны и приводы Acvatix

Регулирующая арматура для тепловых пунктов, котельных, холодильных центров, а также зональных приложений.

www.siemens.com/acvatix

SIEMENS

Интеллектуальные клапаны

Области применения	Тип клапана	Рабочее напряжение		Сигнал управления		Интерфейс	
– Системы отопления	EVG4U10E.. DN15-50	AC/DC 24 В		0...10 В, 2...10 В, 4...20 мА		BACnet/IP	
– Приточно-вытяжные установки	EVF4U20E.. DN65-125	AC/DC 24 В		0...10 В, 2...10 В, 4...20 мА		BACnet/IP	
PN 16	1...120 °C	DN	k_{vs} [м³/ч]	$\dot{v}_{min}$ [м³/ч]	$\dot{v}_{100}$ [м³/ч]	Δp_s [кПа]	Δp_{max} [кПа]
Тех. описание	A6V11444716						
  	 EVG4U10E015	15	4	0,5	1,5	1400	350
	 EVG4U10E020	20	5	1	3	1400	350
	 EVG4U10E025	25	10	1,5	4,5	1400	350
	EVG4U10E032	32	11	2,3	7	1000	350
	EVG4U10E040	40	26	3,5	11,5	800	350
	EVG4U10E050	50	30	6	18	600	350
	EVF4U20E065	65	55	10	30	1600	500
	EVF4U20E080	80	80	16	48	1600	500
	EVF4U20E100	100	113	25	75	1600	500
	EVF4U20E125	125	142	40	120	1600	500

											Рекомендованный теплоноситель								
		2-ходовой клапан	3-ходовой клапан	6-ходовой клапан	PN	Тип подключения	Бессиликоновая смазка	Закрытые контуры	Открытые контуры	Допустимая температура среды [°C]	Холодная вода	Охлаждающая вода ¹⁾	Питьевая вода	Низкотемпературная горячая вода	Высокотемпературная горячая вода	Водно-гликолевая смесь	Насыщенный пар	Перегретый пар	
ИК*	EVG..	■			16	ET		■		1...120	■			■					
	EVF..	■			16	F		■		1...120	■			■					
Комби-клапаны	VPD../VPE..	■			10	ET		■		1...90	■					■			
	VPP46..	■			25	ET		■		1...110	■			■		■			
	VPI46..	■			25	IT		■		1...120	■			■		■			
	VPF43..	■			16	F	■	■		1...120	■			■		■			
	VPF53..	■			25	F	■	■		1...120	■			■		■			
Клапаны для центральных систем	VDN../VEN../VUN..	■			10	ET		■		1...120	■			■		■			
	VD1..CLC	■			10	ET		■		1...110	■			■		■			
	VVP45..	■			16	ET		■		1...110	■			■		■			
	VXP45..		■		16	ET		■		1...110	■			■		■			
	VMP45..		■		16	ET		■		1...110	■			■		■			
	VVP47..	■			16	ET		■		1...110	■			■		■			
	VXP47..		■		16	ET		■		1...110	■			■		■			
	VMP47..		■		16	ET		■		1...110	■			■		■			
	VVG41..	■			16	ET	■	■	■	-25...150	■	■		■	■	■	■	■	
	VXG41..		■		16	ET	■	■	■	-25...150	■	■		■	■	■			
	VXG41..01 ⁴⁾		■		16	ET	■	■	■	-25...150	■	■	■	■	■	■			
	VVG44..	■			16	ET	■	■		1...120	■			■		■			
	VXG44..		■		16	ET	■	■		1...120	■			■		■			
	VVG549..	■			25	ET		■		1...130	■	■		■	■	■			
	VVI46../2	■			16	IT		■		1...110	■			■		■			
	VXI46../2		■		16	IT		■		1...110	■			■		■			
	VVF22..	■			6	F	■	■		-10...130	■			■	■	■			
	VXF22..		■		6	F	■	■		-10...130	■			■	■	■			
	VVF32..	■			10	F	■	■		-10...150	■			■	■	■			
	VXF32..		■		10	F	■	■		-10...150	■			■	■	■			
	VVF42..	■			16	F	■	■		-10...150	■			■	■	■			
	VXF42..		■		16	F	■	■		-10...150	■			■	■	■			
	VVF43..	■			16	F	■	■	■	-20...220	■	■		■	■	■	■	■	
	VXF43..		■		16	F	■	■	■	-20...220	■	■		■	■	■	■	■	
	VVF53..	■			25	F	■	■	■	-20...220	■	■		■	■	■	■	■	
	VXF53..		■		25	F	■	■	■	-20...220	■	■		■	■	■	■	■	
	VVF63..	■			40	F		■	■	-25...220	■	■		■	■	■	■	■	
	VXF63..		■		40	F		■	■	-25...220	■	■		■	■	■	■	■	
Регулирующие шаровые клапаны	VAG61..	■			40	ET	■	■		-10...120	■			■	■	■			
	VBG61..		■		40	ET	■	■		-10...120	■			■	■	■			
	VAI61..	■			40	IT	■	■		-10...120	■			■	■	■			
	VBI61..		■		40	IT	■	■		-10...120	■			■	■	■			
	VWG41..			■	16	ET/IT	■	■		1...90	■			■	■	■			
Клапаны с электромагнитным приводом	MXG461..	■	■		16	ET		■		1...130	■			■		■			
	MXG461..P	■	■		16	ET		■		1...130									
	MXG461B..	■	■		16	ET		■	■	-20...130	■	■	■			■			
	MXG461S..	■	■		16	ET		■	■	1...130	■	■		■		■			
	MXG462S..	■	■		16	ET		■	■	-20...130	■	■		■		■			
	MXF461..	■	■		16	F		■		1...130	■			■		■			
	MXF461..P	■	■		16	F		■		1...130									
	M3P..FY	■	■		16	F		■		1...120	■			■		■			
	M3P..FYP	■	■		16	F		■		1...120									
MVF461H..	■			16	F		■		1...180	■			■	■	■	■	■		
Поворотные клапаны	VBF21..		■		6	F		■		1...120				■	■	■			
	VKF41..	■			16	F		■		-10...120	■			■	■	■			
	VKF46..	■			16	F		■	■	-10...120	■	■		■	■	■			
	VAG60..	■			40	ET	■	■		-10...120	■			■	■	■			
	VBG60..		■		40	ET	■	■		-10...120	■			■	■	■			
	VAI60..	■			40	IT	■	■		-10...120	■			■	■	■			
	VBI60..		■		40	IT	■	■		-10...120	■			■	■	■			
Клапаны для холодильных систем	M2FP03GX				32	—		■		-40...100									
	M3FK...LX..		■		32	S		■		-40...120									
	M3FB...LX..		■		PS 43	S		■		-40...120									
	MVL661..	■			PS 45	S		■		-40...120									
	MVS661..N	■			63	W/S		■		-40...120									

Рекомендация: подготовка воды в соответствии с VDI 3035

¹⁾ Открытый контур; ²⁾ Не для питьевой воды (открытый контур); ³⁾ Переменный расход воздуха; ⁴⁾ Глухой байпас; ⁵⁾ В качестве зонального клапана для теплых полов; IT = внутреннее резьбовое соединение, ET = внешнее резьбовое соединение, F = фланцевое соединение, S = паяное соединение, W = сварное соединение; * Интеллектуальные клапаны

					Производство				Распределение			Потребление / Использование									
	Теплопроводя- щее масло	С содержанием минеральных масел	Хладагенты	Хладагенты (аммиак)	Централизован- ное теплоснаб- жение	Котельные	Чиллеры	Градирни ¹⁾	ГВС ²⁾	Системы отопления	Приточно-вытяж- ные установки	Тёплые полы	Радиаторы	Холодные потолки	Теплые/холодные потолки	VAV ³⁾	Фэнкойлы	Зональное регулирование		ИК *	
										■	■								EVG.. EVF..	Комби- клапаны	
					■					■	■	■ ⁵⁾	■	■		■	■	■	VPD../VPE.. VPP46.. VPI46.. VPF43.. VPF53..		
					■					■	■	■ ⁵⁾		■		■	■	■	VDN../VEN../VUN.. VD1../CLC VVP45.. VXP45.. VMP45.. VVP47.. VXP47.. VMP47.. VVG41.. VXG41.. VXG41..01 ⁴⁾ VVG44.. VXG44.. VVG549.. VVI46../2 VXI46../2 VVF22.. VXF22.. VVF32.. VXF32.. VVF42.. VXF42.. VVF43.. VXF43.. VVF53.. VXF53.. VVF63.. VXF63.. VAG61.. VBG61.. VAI61.. VBI61.. VWG41.. MXG461.. MXG461..P MXG461B.. MXG461S.. MXG462S.. MXF461.. MXF461..P M3P..FY M3P..FYP MVF461H.. VBF21.. VKF41.. VKF46.. VAG60.. VBG60.. VAI60.. VBI60.. M2FP03GX M3FK..LX.. M3FB..LX.. MVL661.. MVS661..N		
					■	■			■	■	■	■		■		■	■	■			
					■	■			■	■	■	■		■		■	■	■			
													■								
			</																		

Резьбовые комбиклапаны

Области применения – Радиаторы – Холодные потолки – Фэнкойлы	Приводы RTN.. STA.. SSA..	Тех. описание							4.5 мм		2.5 мм							
									100 Н		100 Н							
																		
		Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]														
		AC 230 В	2-точечный	210					–		STA23		–					
			3-точечный	150					–		–		SSA31					
		AC 24 В	3-точечный	150					–		–		SSA81					
			0...10 В	270 ¹⁾					–		STA63		–					
		AC/DC 24 В	2-точечный / ШИМ	270					–		STA73		–					
			0...10 В	34					–		–		SSA61					
								RTN51		–		–						
								RTN71		–		–						
								RTN81		–		–						
PN 10	1...90 °C	DIN	DN	Rp/R [дюйм]	ṽ [л/ч]	ṽ _{Nom} ²⁾ [л/ч]		Δp _{min} [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _{min} [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _{min} [кПа]	Δp _{max} [кПа]					
Тех. описание	N2185																	
	VPD110A-.. ²⁾	10	Rp/R ¾	25...318	45	90	145	6 ³⁾	200	8 ³⁾	200	10 ³⁾	200					
	VPD115A-..	15	Rp/R ½	25...318	45	90	145	6 ³⁾	200	8 ³⁾	200	10 ³⁾	200					
	VPD110B-200	10	Rp/R ¾	95...483	200			20	200	20	200	20	200					
	VPD115B-200	15	Rp/R ½	95...483	200			20	200	20	200	20	200					
		VPE110A-..	10	Rp/R ¾	25...318	45	90	145	6 ³⁾	200	8 ³⁾	200	10 ³⁾	200				
		VPE115A-..	15	Rp/R ½	25...318	45	90	145	6 ³⁾	200	8 ³⁾	200	10 ³⁾	200				
		VPE110B-200	10	Rp/R ¾	95...483	200			20	200	20	200	20	200				
		VPE115B-200	15	Rp/R ½	95...483	200			20	200	20	200	20	200				
Области применения – Системы отопления – Приточно-вытяжные установки – Холодные потолки – VAV – Фэнкойлы – Зональное регулирование	Приводы STA.. SSA.. SAY..P..	Тех. описание						4.5 мм 100 Н		2.5 / 5 мм 100 Н		15 мм 200 Н						
																		
Рабочее напряжение		Сигнал управления		Время позиционирования [с]														
				STA	SSA	SAY												
AC 230 В		3-точечный		–			150/300			30			–		SSA31		SAY31P03	
		2-точечный		210			–			–			–		–		–	
AC 24 В		0...10 В		270 ¹⁾			–			–			–		–		–	
AC/DC 24 В		3-точечный		–			150/300			30			–		SSA81		SAY81P03	
		2-точечный/ШИМ		270			–			–			–		–		–	
		0...10 В		–			34/70			30			–		SSA61/SSA61EP		SAY61P03	
PN 25	1...120 °C	Без ниппелей давления	С ниппелями давления	DN	G [дюйм]	ṽ _{min} [л/ч]	ṽ ₁₀₀ [л/ч]	Δp _{min} [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _{min} [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _{min} [кПа]	Δp _{max} [кПа]					
Тех. описание	N4855																	
	VPP46.10L0.2	VPP46.10L0.2Q	10	½	30	200	16	600	16	600	–	–						
	VPP46.10L0.4	VPP46.10L0.4Q	10	½	65	333	16	600	–	–	–	–						
			10	½	65	370	–	–	16	600	–	–						
	VPP46.15L0.2	VPP46.15L0.2Q	15	¾	30	200	19	600	19	600	–	–						
	VPP46.15L0.6	VPP46.15L0.6Q	15	¾	100	575	19	600	19	600	–	–						
	VPP46.20F1.4	VPP46.20F1.4Q	20	1	200	1190	22	600	–	–	–	–						
			20	1	220	1330	–	–	22	600	–	–						
	VPP46.25F1.8	VPP46.25F1.8Q	25	1 ¼	204	1470	39	600	–	–	–	–						
			25	1 ¼	250	1800	–	–	39	600	–	–						
	VPP46.32F4	VPP46.32F4Q	32	1 ½	450	3270	28	600	–	–	–	–						
		32	1 ½	550	4001	–	–	28	600	–	–							
PN 25	1...120 °C	Без ниппелей давления	С ниппелями давления	DN	Rp [дюйм]	ṽ _{min} [л/ч]	ṽ ₁₀₀ [л/ч]	Δp _{min} [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _{min} [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _{min} [кПа]	Δp _{max} [кПа]					
Тех. описание	N4855																	
	VPI46.15L0.2	VPI46.15L0.2Q	15	½	30	200	19	600	19	600	–	–						
	VPI46.15L0.6	VPI46.15L0.6Q	15	½	100	575	19	600	19	600	–	–						
	VPI46.20F1.4	VPI46.20F1.4Q	20	¾	200	1190	22	600	–	–	–	–						
			20	¾	220	1330	–	–	22	600	–	–						
	VPI46.25F1.8	VPI46.25F1.8Q	25	1 ¼	204	1470	39	600	–	–	–	–						
			25	1 ¼	250	1800	–	–	39	600	–	–						
	VPI46.32F4	VPI46.32F4Q	32	1 ½	450	3270	28	600	–	–	–	–						
			32	1 ½	550	4001	–	–	28	600	–	–						
	–	VPI46.40F9.5Q	40	1 ½	1370	9500	–	–	–	–	25	600						
	–	VPI46.50F12Q	50	2	1400	11500	–	–	–	–	36	600						

¹⁾ Минимальное время работы в режиме управления 30 с/мм (время разогрева)

²⁾ .. = вставьте $\dot{V}_{nom}$ | $\dot{V}_{nom}$ = заводские настройки = объемный расход при ходе штока на 0.5 мм или при настройке номера 3 на шкале клапана

³⁾ Δp_{min} действителен для $\dot{V}_{Nom}$ 45/90/145 л/ч; VPP46.../VPI46...: Δp_{min} для $\dot{V}_{100}$. Для более низких расходов см. тех. описание.

Фланцевые комбиклапаны

Области применения	Приводы	Тех. описание	20 мм	20 / 40 мм	40 мм
– Централизованное теплоснабжение	SAX..P..	N4509	500 Н	1100 Н	1100 Н
– Системы отопления	SQV91P..	N4833			
– Приточно-вытяжные установки	SAV..P..	N4510			
	Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]	Возвратной пружины [с]	
	AC 230 В	3-точечный	SAX	SQV	SAV
			30	–	120
		3-точечный	–	40/80	–
		3-точечный	–	40/80	–
	AC/DC 24 В	3-точечный	30	–	120
		3-точечный	–	40/80	–
		3-точечный	–	40/80	–
	0...10 В, 4...20 мА	30	–	120	–
	0...10 В, 4...20 мА	–	40/80	–	30
	0...10 В, 4...20 мА	–	40/80	–	30
			SAX31P03	–	SAV31P00
			–	SQV91P40 ¹⁾	–
			–	SQV91P30 ²⁾	–
			SAX81P03	–	SAV81P00
			–	SQV91P40 ¹⁾	–
			–	SQV91P30 ²⁾	–
			SAX61P03	–	SAV61P00
			–	SQV91P40 ¹⁾	–
			–	SQV91P30 ²⁾	–
PN 16	1...120 °C	DN	$\dot{V}_{\min}$ [м³/ч]	$\dot{V}_{100}$ [м³/ч]	$\Delta p_{\min}$ [кПа]
Тех. описание	N4315				$\Delta p_s / \Delta p_{\max}$ [кПа]
		VPF43.50F16	50	2.3	15
		VPF43.50F25	50	4.3	25
		VPF43.65F24	65	4.4	24
		VPF43.65F35	65	6	35
		VPF43.80F35	80	5.3	34
		VPF43.80F45	80	7	43
		VPF43.100F70	100	12.1	68
		VPF43.100F90	100	14.8	90
		VPF43.125F110	125	18.5	110
		VPF43.125F135	125	23	135
		VPF43.150F160	150	25.6	148
		VPF43.150F200	150	32	195
PN 25	1...120 °C	DN	$\dot{V}_{\min}$ [м³/ч]	$\dot{V}_{100}$ [м³/ч]	$\Delta p_{\min}$ [кПа]
Тех. описание	N4316				$\Delta p_s / \Delta p_{\max}$ [кПа]
		VPF53.50F16	50	2.3	15
		VPF53.50F25	50	4.3	25
		VPF53.65F24	65	4.4	24
		VPF53.65F35	65	6	35
		VPF53.80F35	80	5.3	34
		VPF53.80F45	80	7	43
		VPF53.100F70	100	12.1	68
		VPF53.100F90	100	14.8	90
		VPF53.125F110	125	18.5	110
		VPF53.125F135	125	23	135
		VPF53.150F160	150	25.6	148
		VPF53.150F200	150	32	195

¹⁾ Функция безопасности при отказе: клапан закрывается²⁾ Функция безопасности при отказе: клапан открываетсяVPF43../VPF53..: $\Delta p_{\min}$ для $\dot{V}_{100}$. Для меньших расходов см. тех. описание.

Резьбовые седельные клапаны

Области применения – Радиаторы	Приводы	Тех. описание							
	RTN..	N2111				RTN51/RTN51G	RTN71	RTN81	
Области применения – Радиаторы	Приводы	Тех. описание				4.5 мм 100 Н	2.5 мм 100 Н	4.5 мм 90 Н	
	STA..	N4884							
	SSA..	N4893							
	Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]						
	AC 230 В	2-точечный	210		STA23	–	STA23HD ¹⁾		
			150		–	SSA31	–		
	AC 24 В	3-точечный	150		–	SSA81	–		
			270 ²⁾		STA63	–	–		
	AC/DC 24 В	2-точечный/ШИМ	270		STA73	–	STA73HD ¹⁾		
			34		–	SSA61	–		
Нормально открытый / нормально закрытый (для радиаторных клапанов)					H3	–	H3		
PN 10	1...120 °C	DIN	NF	DN	Rp/R [дюйм]	k _v [м³/ч]	Δp _{max} [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _{max} [кПа]
Тех. описание	N2105	N2106							
		VDN110	VDN210	10	Rp/R ¾	0.09...0.63	60	60	60
		VDN115	VDN215	15	Rp/R ½	0.10...0.89	60	60	60
		VDN120	VDN220	20	Rp/R ¾	0.31...1.41	60	60	60
		VEN110	VEN210	10	Rp/R ¾	0.09...0.63	60	60	60
		VEN115	VEN215	15	Rp/R ½	0.10...0.89	60	60	60
		VEN120	VEN220	20	Rp/R ¾	0.31...1.41	60	60	60
		–	VUN210	10	Rp/R ¾	0.14...0.60	60	60	60
		–	VUN215	15	Rp/R ½	0.13...0.77	60	60	60

Настройки для радиаторных клапанов VEN.., VDN.., VUN..

Значение k_v [м³/ч] в различных предварительно настроенных положениях (XP = 2K)

Диапазон регулирования с приводами SSA.., STA..		■	■	■	■	■	■	–
Диапазон регулирования с термоголовками RTN..		■	■	■	■	■	■	■
Номер на шкале настройки		1	2	3	4	5	N	N (k _{vs})
VDN110/VDN210/VEN110/VEN210		0.072	0.17	0.24	0.28	0.37	0.43	0.63
VDN115/VDN215/VEN115/VEN215		0.07	0.17	0.28	0.36	0.45	0.50	0.89
VDN120/VDN220/VEN120/VEN220		0.22	0.35	0.44	0.52	0.60	0.71	1.41
VUN210		0.14	0.26	0.34	0.39	0.40	0.43	0.60
VUN215		0.13	0.22	0.30	0.39	0.45	0.50	0.77

Резьбовые седельные клапаны

Области применения	Приводы	Тех. описание			4.5 мм	2.5 мм					
		STA..	N4884			100 Н	100 Н				
		SSA..	N4893								
		Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]							
		AC 230 В	2-точечный	210	STA23	–					
			3-точечный	150	–	SSA31					
		AC 24 В	3-точечный	150	–	SSA81					
			0...10 В	270 ²⁾	STA63	–					
		AC/DC 24 В	2-точечный/ШИМ	270	STA73	–					
			0...10 В	34	–	SSA61					
Нормально открытый / нормально закрытый (для радиаторных клапанов)			H3	–							
PN 10	1...110 °C	DN	Rp/R [дюйм]	K _v [л/ч]	Δp _{max} [кПа]	Δp _{max} [кПа]					
Тех. описание	N2103										
 	VD115CLC						15	Rp/R ½	0.25...1.9	150	150
	VD120CLC						20	Rp/R ¾	0.25...2.6	150	150
	VD125CLC	25	Rp/R 1	0.25...2.6	150	150					

¹⁾ Оптимизировано для систем тёплых полов

²⁾ Минимальное время работы в режиме управления 30 с/мм (время разогрева)

k_v = номинальная скорость расхода холодной воды (5...30 °C) через клапан с соответствующим ходом и перепадом давления 100 кПа (1 бар)
 Выбранные значения k_v радиаторных клапанов могут быть легко и точно настроены на головке клапана за 5 шагов + N (полное открытие).

Резьбовые седельные клапаны

Области применения	Приводы	Тех. описание				5.5 мм			
		SSB..	N4891			200 Н		200 Н	
– Тёплые полы – Холодные потолки – VAV – Фэнкойлы – Зональное регулирование									
	Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]	Доп. переключатель					
	AC 230 В	3-точечный	150	✓		SSB31		SSB31.1	
	AC 24 В	3-точечный	150	✓		SSB81		SSB81.1	
	AC/DC 24 В	0...10 В	75	–		SSB61		–	
PN 16	1...110 °C								
Тех. описание	N4845	DN	G [дюйм]	k_{vs} [м³/ч]		Δp_s [кПа]	Δp_{max} [кПа]	Δp_s [кПа]	Δp_{max} [кПа]
		VVP45.10-.. ¹⁾	10	G ½B	0.25 / 0.4 / 0.63 / 1 / 1.6	725	400	725	400
		VVP45.15-2.5	15	G ¾B	2.5	350	350	350	350
		VVP45.20-4	20	G 1B	4	350	350	350	350
		VVP45.25-6.3	25	G 1¼B	6.3	300	300	300	300
		VXP45.10-..	10	G ½B	0.25 / 0.4 / 0.63 / 1 / 1.6	–	400	–	400
		VXP45.15-2.5	15	G ¾B	2.5	–	350	–	350
		VXP45.20-4	20	G 1B	4	–	350	–	350
		VXP45.25-6.3	25	G 1¼B	6.3	–	300	–	300
		VMP45.10-..	10	G ½B	0.25 / 0.4 / 0.63 / 1	–	400	–	400
		VMP45.10-1.6	10	G ½B	1.6	–	400	–	400
		VMP45.15-2.5	15	G ¾B	2.5	–	350	–	350
		VMP45.20-4	20	G 1B	4	–	350	–	350
Области применения	Приводы	Тех. описание				4.5 мм		2.5 мм	
		STP..	N4884			100 Н		135 Н	160 Н
		SFP..	N4865						
		SSP..	N4864						
	Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]	Возвратной пружины [с]					
	AC 230 В	2-точечный	210	–	STP23	–	–	–	–
		2-точечный	10	30...50	–	SFP21/18	–	–	–
		3-точечный	150	–	–	–	SSP31	–	–
	AC 24 В	2-точечный	10	30...50	–	SFP71/18	–	–	–
		3-точечный	43	–	–	–	SSP81.04	–	–
		3-точечный	150	–	–	–	SSP81	–	–
		0...10 В	270 ²⁾	–	STP63	–	–	–	–
	AC/DC 24 В	2-точечный/ШИМ	270	–	STP73	–	–	–	–
		0...10 В	34	–	–	–	SSP61	–	–
PN 16	1...110 °C								
Тех. описание	N4847	DN	G [дюйм]	k_{vs} [м³/ч]		Δp_s [кПа]	Δp_{max} [кПа]	Δp_s [кПа]	Δp_{max} [кПа]
		VVP47.10-.. ¹⁾	10	G ½B	0.25 / 0.4	700	400	1000	400
		VVP47.10-..	10	G ½B	0.63 / 1	250	250	500	400
		VVP47.10-1.6	10	G ½B	1.6	150	150	300	300
		VVP47.15-2.5	15	G ¾B	2.5	150	150	300	300
		VVP47.20-4	20	G 1B	4	100	100	175	175
		VXP47.10-..	10	G ½B	0.25 / 0.4	–	400	–	400
		VXP47.10-..	10	G ½B	0.63 / 1	–	250	–	400
		VXP47.10-1.6	10	G ½B	1.6	–	150	–	300
		VXP47.15-2.5	15	G ¾B	2.5	–	150	–	300
		VXP47.20-4	20	G 1B	4	–	100	–	175
		VMP47.10-..	10	G ½B	0.25 / 0.4	–	400	–	400
		VMP47.10-..	10	G ½B	0.63 / 1	–	250	–	400
		VMP47.10-1.6	10	G ½B	1.6	–	150	–	300
		VMP47.15-2.5	15	G ¾B	2.5	–	150	–	300

Соединительные гайки для резьбовых клапанов

Соединительные гайки для резьбовых клапанов См. страницу 14

VVP45..N с фитингами Serto, $k_{vs} = 2.5 / 4 / 6.3 \text{ м}^3/\text{ч}$ VVP45..S, VMP45..S с фитингами Conex®, $k_{vs} = 0.63 / 1 / 1.6 / 2.5 \text{ м}^3/\text{ч}$ VVP47..S, VMP47..S с фитингами Conex®, $k_{vs} = 0.63 / 1 / 1.6 / 2.5 \text{ м}^3/\text{ч}$ ¹⁾ .. = вставьте значение k_{vs} ²⁾ Минимальное время работы в режиме управления 30 с/мм (время разогрева)

Резьбовые седельные клапаны

Области применения – Тёплые полы – Фэнкойлы – Зональное регулирование	Приводы	Тех. описание			2.5 мм			4.5 мм	2.5 мм				
	SFA..	N4863			200 Н	170 Н		100 Н	160 Н				
	SUA21/1	N4830											
	STA..	N4884											
	SSA31.04 ¹⁾	N4860											
	Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]	Возвратной пружины [с]									
	AC 230 В	2-точечный	10	30...50	SFA21/18	–	–	–	–				
		2-точечный	210	–	–	–	STA23	–	–				
PN 16 Тех. описание	1...110 °C	DN	Rp [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	
	A6V10421629												
	 	VVI46.15/2	15	Rp ½	2	300	300	400	400	200	200	200	200
		VVI46.20/2	20	Rp ¾	3.5	300	300	400	400	200	200	200	200
		VVI46.25/2	25	Rp 1	5	250	250	250	250	150	150	200	200
	 	VXI46.15/2 ⁴⁾	15	Rp ½	2	–	300	–	400	–	200	–	200
		VXI46.20/2 ⁴⁾	20	Rp ¾	3.5	–	300	–	400	–	200	–	200
		VXI46.25/2 ⁴⁾	25	Rp 1	5	–	250	–	250	–	150	–	200
	VXI46.25T ⁵⁾	25	Rp 1	5	–	200	–	200	–	200	–	200	

Совместимые электротермические приводы и соединительные кабели, STx..3..

Цвет		Белый						Чёрный
Оснащение		–	Функцион. модуль DC 0...10 В		Доп. переключатель для STA	Доп. переключатель для STP	LED	–
Сигнал управления		2-точечный (Вкл/Выкл)	DC 0...10 В	DC 0...10 В	2-точечный (Вкл/Выкл)	2-точечный (Вкл/Выкл)	2-точечный (Вкл/Выкл)	2-точечный (Вкл/Выкл)
		[STA..., HЗ]	[STA..., HЗ]	–	[STA..., HЗ]	–	[STA..., HЗ]	[STA..., HЗ]
		[STP..., HO]	–	[STP..., HO]	–	[STP..., HO]	[STP..., HO]	[STP..., HO]
Стандартный ПВХ кабель	1 м	ASY23L20	ASY6AL20	ASY6PL20	ASA23U10	ASP23U10	ASY23L20LD	
	2 м							
	3 м							ASY23L30B
	5 м				ASY23L50			ASY23L50B
	10 м				ASY23L100			
	15 м				ASY23L150			
Кабель без галогенов	2 м	ASY23L20HF	ASY6AL20HF	ASY6PL20HF				
	5 м	ASY23L50HF						
	10 м	ASY23L100HF						

Привод

STA73/00	■	■		■		■	
STA23/00	■			■			
STP73/00	■		■		■	■	
STP23/00	■				■		
STA73PR/00 ⁶⁾	■			■		■	
STP73PR/00 ⁶⁾	■				■	■	
STA73MP/00 ⁷⁾	■	■		■		■	
STA23MP/00 ⁷⁾	■			■			
STA73B/00							■
STA23B/00							■

¹⁾ Не подходит к радиаторным клапанам

²⁾ SPST = ключ/выключатель, SPDT = перекидной контакт

³⁾ Минимальное время работы в режиме управления 30 с/мм (время прогрева)

4) 70% k_{vs} в байпасе, скорость утечки в байпасе 2...5% от значения k_{vs}

⁵⁾ 100% k_{cr} в байпасе, скорость утечки в байпасе 0.05% от значения k_{cr} . Для бесшумной работы значение 100кПа не должно быть превышено!

⁶⁾ Приводы идеально подходят для параллельного подключения. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) может использоваться с комнатными контроллерами Desigo™ и комнатными термостатами.




⁷⁾ Упаковка по 50 приводов (OEM) НЗ: нормально закрытый, НО: нормально открытый

Резьбовые седельные клапаны

Области применения	Приводы	Тех. описание				Возвратной пружины [с]				
	– Централизованное теплоснабжение	SAX..	N4501							
	– Котельные	SKD..	N4561							
	– Чиллеры	SKB..	N4564							
	– ГВС									
– Системы отопления	Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]			SKD	SKB			
– Приточно-вытяжные установки			SAX	SKD	SKB					
AC 230 В	3-точечный		120	120	120	–	–	SAX31.00	SKD32.50	SKB32.50
			–	120	120	8	10	–	SKD32.51	SKB32.51
			30	–	–	–	–	SAX31.03	–	–
			–	30	–	8	–	–	SKD32.21	–
	AC 24 В ¹⁾	3-точечный	120	120	120	–	–	SAX81.00	SKD82.50	SKB82.50
		3-точечный	–	120	120	8	10	–	SKD82.51	SKB82.51
		3-точечный	30	–	–	–	–	SAX81.03	–	–
		0...10 В, 4...20 мА	–	30	120	–	–	–	SKD60	SKB60
		0...10 В, 4...20 мА	–	30	120	15	10	–	SKD62	SKB62
		AC/DC 24 В	0...10 В, 4...20 мА	30	–	–	–	–	SAX61.03	–

PN 16	-25...150 °C ²⁾		DN	G [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]
Тех. описание	N4363	N4463									
	VVG41.11..12		15	G 1B	0.63 / 1	1600	800	1600	800	1600	800
	VVG41.13		15	G 1B	1.6	1600	800	1600	800	1600	800
	VVG41.14		15	G 1B	2.5	1600	800	1600	800	1600	800
	VVG41.15		15	G 1B	4	1600	800	1600	800	1600	800
	VVG41.20		20	G 1¼B	6.3	1600	800	1600	800	1600	800
	VVG41.25		25	G 1½B	10	1550	800	1600	800	1600	800
	VVG41.32		32	G 2B	16	875	800	1275	800	1600	800
	VVG41.40		40	G 2¼B	25	525	525	775	775	1600	800
	VVG41.50		50	G 2½B	40	300	300	450	450	1225	800

Соединительные гайки для резьбовых клапанов ³⁾

Тип	Набор из 2		G [дюйм]	R, Rp [дюйм]	Материал	
	Набор из 3					
	ALG132	ALG133	G ½B	R ¾ (Наружная резьба)	Латунь	
	ALG142	ALG143	G ¾B	R ½ (Наружная резьба)	Латунь	
	ALG122	ALG123	G ¾B	Rp ¾	Ковкий чугун	
	ALG152	ALG153	G 1B	Rp ½	Ковкий чугун	
	ALG152B	ALG153B	G 1B	Rp ½	Латунь	
	ALG202	ALG203	G 1¼B	Rp ¾	Ковкий чугун	
	ALG202B	ALG203B	G 1¼B	Rp ¾	Латунь	
	ALG252	ALG253	G 1½B	Rp 1	Ковкий чугун	
	ALG252B	ALG253B	G 1½B	Rp 1	Латунь	
	ALG322	ALG323	G 2B	Rp 1¼	Ковкий чугун	
	ALG322B	ALG323B	G 2B	Rp 1¼	Латунь	
	ALG402	ALG403	G 2¼B	Rp 1½	Ковкий чугун	
	ALG402B	ALG403B	G 2¼B	Rp 1½	Латунь	
	ALG502	ALG503	G 2¾B	Rp 2	Ковкий чугун	
	ALG502B	ALG503B	G 2¾B	Rp 2	Латунь	
	Type		G	Ø d	Материал	
	Набор из 2		[дюйм]	[мм]		
	ALS152		G ¾B	21.3		Сталь, под сварку
	ALS202		G 1B	26.8		Сталь, под сварку
		ALS252		G 1¼B	33.7	Сталь, под сварку

¹⁾ SAX81...: AC/DC 24 В²⁾ SAX... макс. 130 °C³⁾ Сторона клапана: цилиндрическая резьба G согласно ISO 228-1, сторона трубопровода: ALG... с цилиндрической резьбой Rp либо конусной резьбой R в соответствии с ISO 7-1
Сторона трубопровода: ALS... под сварку

Резьбовые седельные клапаны

Области применения – Котельные – ГВС – Системы отопления – Приточно-вытяжные установки	Приводы	Тех. описание				400 Н		5.5 мм		400 Н		
	SAS..	N4581										
	Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]	Возвратной пружины [с]								
	AC 230 В	3-точечный	120	–		SAS31.00		–		–		
		3-точечный	30	–		SAS31.03		–		–		
		3-точечный	120	28		–		SAS31.50		–		
		3-точечный	30	14		–		SAS31.53		–		
	AC/DC 24 В	0...10 В,	30	–		SAS61.03		–		–		
		4...20 мА,	30	14		–		–		SAS61.33		
		0...1000 Ω	30	14		–		SAS61.53		–		
3-точечный		120	–		SAS81.00		–		–			
3-точечный		30	–		SAS81.03		–		–			
3-точечный	30	14		–		–		SAS81.33				
PN 16	1...120 °C				DN	G [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	
Тех. описание	N4364		N4464									
	VVG44.15-.. ¹⁾		VXG44.15-..	15	G 1B	0.25 / 0.4 / 0.63	1600	400	1600	400	1600	400
	VVG44.15-..		VXG44.15-..	15	G 1B	1 / 1.6	725	400	725	400	725	400
	VVG44.15-..		VXG44.15-..	15	G 1B	2.5 / 4	400	400	400	400	400	400
	VVG44.20-6.3		VXG44.20-6.3	20	G 1¼B	6.3	750	400	750	400	750	400
	VVG44.25-10		VXG44.25-10	25	G 1½B	10	400	400	400	400	400	400
	VVG44.32-16		VXG44.32-16	32	G 2B	16	250	250	250	250	250	250
	VVG44.40-25		VXG44.40-25	40	G 2¼B	25	125	125	125	125	125	125
Области применения – Котельные – Системы отопления – Приточно-вытяжные установки	Приводы	Тех. описание						5.5 мм				
SSC..	N4895											
Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]	Возвратной пружины [с]									
AC 230 В	3-точечный	150	–				SSC31					
AC 24 В	3-точечный	150	–				SSC81					
AC/DC 24 В	0...10 В	30	–				SSC61					
	0...10 В	30	30				SSC61.5					
PN 16	1...110 °C				DN	G [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]		Δp _{max} [кПа]		
Тех. описание	N4845		N4845									
	VVP45.20-4		VXP45.20-4	20	G 1B	4	350		350			
	VVP45.25-6.3		VXP45.25-6.3	25	G 1¼B	6.3	300		300			
	VVP45.25-10		VXP45.25-10	25	G 1½B	10	300		300			
	VVP45.32-16		VXP45.32-16	32	G 2B	16	175		175			
	VVP45.40-25		VXP45.40-25	40	G 2¼B	25	75		75			
Области применения – Централизованное теплоснабжение – Котельные	Приводы	Тех. описание				300 Н		5.5 мм		300 Н		
SAT..	N4584											
Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]	Возвратной пружины [с]									
AC 230 В	3-точечный	8	–		SAT31.008		–					
	3-точечный	15	8		–		SAT31.51					
AC/DC 24 В	0...10 В,	8	–		SAT61.008		–					
	4...20 мА, 0...1000 Ω	15	8		–		SAT61.51					
PN 25	1...130 °C				DN	G [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	
Тех. описание	N4380											
	VVG549.15-.. ¹⁾					15	G ¾B	0.25 / 0.4 / 0.63	2500	1200	2500	1200
	VVG549.15-..					15	G 3¾B	1 / 1.6 / 2.5	2000	1200	2000	1200
	VVG549.20-4K					20	G 1B	4	1600	1200	1600	1200
	VVG549.25-6.3K					25	G 1¼B	6.3	1600	1200	1600	1200

¹⁾.. = вставьте значение k_{vs}

Фланцевые седельные клапаны

Области применения		Приводы		Тех. описание				Возвратной пружины [с]	20 мм		40 мм					
– Централизованное теплоснабжение		SAX..		N4501					800 Н	1000 Н	2800 Н	1600 Н	2800 Н			
– Котельные		SKD..		N4561												
– Чиллеры		SKB..		N4564												
– ГВС		SKC..		N4566												
– Системы отопления		SAV..		CE1N4503												
– Приточно-вытяжные установки		Рабочее напряжение		Сигнал управления		Время позицион. [с]										
		AC 230 В		3-точечный		120	120	120	–	–	SAX31.00	SKD32.50	SKB32.50	SAV31.00	SKC32.60	
				3-точечный		–	120	120	8	10/18	–	SKD32.51	SKB32.51	–	SKC32.61	
				3-точечный		30	–	–	–	–	SAX31.03	–	–	–	–	
				3-точечный		–	30	–	8	–	–	SKD32.21	–	–	–	
		AC 24 В ¹⁾		3-точечный		120	120	120	–	–	SAX81.00	SKD82.50	SKB82.50	SAV81.00	SKC82.60	
				3-точечный		–	120	120	8	10/18	–	SKD82.51	SKB82.51	–	SKC82.61	
				3-точечный		30	–	–	–	–	SAX81.03	–	–	–	–	
				0...10 В, 4...20 мА		–	30	120	–	–	–	SKD60	SKB60	–	SKC60	
				0...10 В, 4...20 мА		–	30	120	15	10/20	–	SKD62	SKB62	–	SKC62	
		AC/DC 24 В		0...10 В, 4...20 мА		30	–	–	–	–	SAX61.03	–	–	–	–	
				0...10 В, 4...20 мА		120	–	–	–	–	–	–	–	SAV61.00	–	
				Modbus		30	30	120	15	10/20	SAX61.03/MO	SKD62/MO	SKB62/MO	–	SKC62/MO	
PN 6		-10...130 °C				DN	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	
Тех. описание		N4401		N4401												
	VVF22.25-... ²⁾			VXF22.25-...	25	2.5/4/6.3/10	600	300	600	300	600	300	600	300	–	
	VVF22.40-...			VXF22.40-...	40	16/25	550	300	600	300	600	300	600	300	–	
	VVF22.50-40			VXF22.50-40	50	40	350	300	450	300	600	300	600	300	–	
	VVF22.65-63			VXF22.65-63	65	63	200	150	250	200	600	300	450	300	–	
	VVF22.80-100			VXF22.80-100	80	100	125	75	175	125	450	300	250	225	–	
	VVF22.100-160			VXF22.100-160	100	160	–	–	–	–	–	160	125	300	250	
PN 10		-10...150 °C ³⁾				DN	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	
Тех. описание		N4402		N4402												
	VVF32.15-... ²⁾			VXF32.15-...	15	1.6/2.5/4	1000	400	1000	400	1000	400	–	–	–	
	VVF32.25-...			VXF32.25-...	25	6.3/10	1000	400	1000	400	1000	400	–	–	–	
	VVF32.40-...			VXF32.40-...	40	16/25	550	400	750	400	1000	400	1000	400	–	
	VVF32.50-40			VXF32.50-40	50	40	350	300	450	400	1000	400	750	400	–	
	VVF32.65-63			VXF32.65-63	65	63	200	150	250	200	700	400	450	400	–	
	VVF32.80-100			VXF32.80-100	80	100	125	75	175	125	450	400	250	225	–	
	VVF32.100-160			VXF32.100-160	100	160	–	–	–	–	–	160	125	300	250	
	VVF32.125-250			VXF32.125-250	125	250	–	–	–	–	–	125	90	190	160	
	VVF32.150-400			VXF32.150-400	150	400	–	–	–	–	–	80	60	125	100	
	PN 16		-10...150 °C ³⁾				DN	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]
	Тех. описание		N4403		N4403											
		VVF42.15-... ²⁾			VXF42.15-...	15	1.6/2.5/4	1600	400	1600	400	1600	400	–	–	–
VVF42.20-6.3				VXF42.20-6.3	20	6.3	1600	400	1600	400	1600	400	–	–	–	
VVF42.25-...				VXF42.25-...	25	6.3/10	1600	400	1600	400	1600	400	–	–	–	
VVF42.32-16				VXF42.32-16	32	16	900	400	1200	400	1600	400	–	–	–	
VVF42.40-...				VXF42.40-...	40	16/25	550	400	750	400	1600	400	1250	400	–	
VVF42.50-...				VXF42.50-...	50	31.5/40	350	300	450	400	1200	400	750	400	–	
	VVF42.65-...			VXF42.65-...	65	50/63	200	150	250	200	700	400	450	400	–	
	VVF42.80-...			VXF42.80-...	80	80/100	125	75	175	125	450	400	250	225	–	
	VVF42.100-...			VXF42.100-...	100	125/160	–	–	–	–	–	160	125	300	250	
	VVF42.125-...			VXF42.125-...	125	200/250	–	–	–	–	–	125	90	190	160	
	VVF42.150-...			VXF42.150-...	150	315/400	–	–	–	–	–	80	60	125	100	
	VVF42.50-40K			–	50	40	1600	400	1600	400	1600	400	–	–	–	
	VVF42.65-63K			–	65	63	1600	400	1600	400	1600	400	–	–	–	
	VVF42.80-100K			–	80	100	1600	400	1600	400	1600	400	–	–	–	
	VVF42.100-160K			–	100	160	–	–	–	–	–	1600	400	1600	400	
	VVF42.125-250K			–	125	250	–	–	–	–	–	1600	400	1600	400	
	VVF42.150-360K			–	150	360	–	–	–	–	–	1600	400	1600	400	
	PN 16		-20...220 °C				DN	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]
Тех. описание		N4404		N4404												
	VVF43.65-50			VXF43.65-50	65	50	–	–	–	–	–	450	400	700	650	
	VVF43.65-63			VXF43.65-63	65	63	–	–	–	–	–	450	400	700	650	
	VVF43.80-80			VXF43.80-80	80	80	–	–	–	–	–	250	225	450	400	
	VVF43.80-100			VXF43.80-100	80	100	–	–	–	–	–	250	225	450	400	
	VVF43.100-125			VXF43.100-125	100	125	–	–	–	–	–	160	125	300	250	
	VVF43.100-160			VXF43.100-160	100	160	–	–	–	–	–	160	125	300	250	
	VVF43.125-200			VXF43.125-200	125	200	–	–	–	–	–	125	90	190	160	
	VVF43.125-250			VXF43.125-250	125	250	–	–	–	–	–	125	90	190	160	
	VVF43.150-315			VXF43.150-315	150	315	–	–	–	–	–	80	60	125	100	
	VVF43.150-400			VXF43.150-400	150	400	–	–	–	–	–	80	60	125	100	
	VVF43.65-63K			–	65	63	–	–	–	–	–	–	–	1600	800	
	VVF43.80-100K			–	80	100	–	–	–	–	–	–	–	1600	800	
	VVF43.100-150K			–	100	150	–	–	–	–	–	–	–	1600	800	
	VVF43.125-220K			–	125	220	–	–	–	–	–	–	–	1600	800	
	VVF43.150-315K			–	150	315	–	–	–	–	–	–	–	1600	800	
	VVF43.200-450K			–	200	450	–	–	–	–	–	–	–	1200	800	
	VVF43.250-630K			–	250	630	–	–	–	–	–	–	–	1000	800	

¹⁾ SAX81...: AC/DC 24 B

2) .. = вставьте значение k.

³⁾ SAX.. макс. 130 °C; VVF43.., VXF43... Для DN 15...50 и $k_{\text{н}} \leq 40 \text{ м}^3/\text{ч см}$. V..F53..

Фланцевые седельные клапаны																		
Области применения – Централизованное теплоснабжение – Котельные – Чиллеры – ГВС – Системы отопления – Приточно-вытяжные установки	Приводы	Тех. описание				Возвратной пружины [с]		800 Н		20 мм		2800 Н		40 мм		2800 Н		
	SAX..	N4501																
	SKD..	N4561																
	SKB..	N4564																
	SKC..	N4566																
	SAV..	CE1N4503																
	Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]			SKD		SKB/C										
	SA..	SKD	SKB/C															
	AC 230 В	3-точечный	120	120	120	–	–	SAX31.00	SKD32.50	SKB32.50	SAV31.00	SKC32.60						
			–	120	120	8	10/18	–	SKD32.51	SKB32.51	–	SKC32.61						
30			–	–	–	–	SAX31.03	–	–	–	–							
–			30	–	8	–	–	SKD32.21	–	SAV81.00	–							
3-точечный		120	120	120	–	–	SAX81.00	SKD82.50	SKB82.50	–	SKC82.60							
		–	120	120	8	10/18	–	SKD82.51	SKB82.51	–	SKC82.61							
		30	–	–	–	–	SAX81.03	–	–	–	–							
		0...10 В, 4...20 мА	–	30	120	–	–	–	SKD60	SKB60	–	SKC60						
0...10 В, 4...20 мА		–	30	120	15	10/20	–	SKD62	SKB62	–	SKC62							
		AC/DC 24 В	0...10 В, 4...20 мА	30	–	–	–	–	SAX61.03	–	–	–	–					
0...10 В, 4...20 мА	120		–	–	–	–	–	–	–	SAV61.00	–							
Modbus	30	30	120	–	–	SAX61.03/MO	SKD62/MO	SKB62/MO	SAV61.00/MO	SKC62/MO								
PN 25	-20...220 °C ²⁾					DN	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	
Тех. описание	N4405		N4405															
		VVF53.15-... ³⁾			–	15	0.16/0.2/0.25/0.32/0.4/0.5/0.63	2500	1200	2500	1200	2500	1200	–	–	–	–	
		VVF53.15-...			–	15	0.8/1/1.25/2/3.2	2500	1200	2500	1200	2500	1200	–	–	–	–	
		VVF53.15-...			VXF53.15-...	15	1.6/2.5/4	2500	1200	2500	1200	2500	1200	–	–	–	–	
		VVF53.20-6.3			VXF53.20-6.3	20	6.3	2500	1200	2500	1200	2500	1200	–	–	–	–	
		VVF53.25-...			–	25	5/8	1600	1200	2100	1200	2500	1200	–	–	–	–	
		VVF53.25-...			VXF53.25-...	25	6.3/10	1600	1200	2100	1200	2500	1200	–	–	–	–	
		VVF53.32-16			VXF53.32-16	32	16	900	750	1200	1100	2500	1200	–	–	–	–	
		VVF53.40-...			–	40	12.5/20	550	500	750	650	2000	1200	–	–	–	–	
		VVF53.40-...			VXF53.40-...	40	16/25	550	500	750	650	2000	1200	1250	1150	–	–	
		VVF53.50-31.5			–	50	31.5	350	300	450	400	1200	1150	1250	1150	–	–	
		VVF53.50-40			VXF53.50-40	50	40	350	300	450	400	1200	1150	750	700	–	–	
		VVF53.65-63			VXF53.65-63	65	63	–	–	–	–	–	–	750	700	700	650	
		VVF53.80-100			VXF53.80-100	80	100	–	–	–	–	–	–	–	450	400	450	400
		VVF53.100-160			VXF53.100-160	100	160	–	–	–	–	–	–	–	250	225	300	250
		VVF53.125-250			VXF53.125-250	125	250	–	–	–	–	–	–	–	160	125	190	160
		VVF53.150-400			VXF53.150-400	150	400	–	–	–	–	–	–	–	125	90	125	100
		VVF53.50-40K			–	50	36	–	–	2500	1250	2500	1250	80	60	–	–	
		VVF53.65-63K			–	65	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2500	1250
		VVF53.80-100K			–	80	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2500	1250
		VVF53.100-150K			–	100	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2500	1250
		VVF53.125-220K			–	125	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2500	1250
VVF53.150-315K	–	150	315	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2500	1250				
VVF53.200-450K	–	200	450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1200	800				
VVF53.250-630K	–	250	630	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1200	800				
PN 40	-25...220 °C					DN	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	
Тех. описание	A6V11459527																	
		VVF63.15-0.2			15	0.2	–	–	4000	2000	4000	2000	–	–	–	–		
VVF63.15-0.32	15	0.32			–	–	4000	2000	4000	2000	–	–	–	–				
VVF63.15-0.5	15	0.5			–	–	4000	2000	4000	2000	–	–	–	–				
VVF63.15-0.8	15	0.8			–	–	4000	2000	4000	2000	–	–	–	–				
VVF63.15-1.25	15	1.25			–	–	4000	2000	4000	2000	–	–	–	–				
VVF63.15-2	15	2			–	–	4000	2000	4000	2000	–	–	–	–				
VVF63.15-3.2	15	3.2			–	–	4000	2000	4000	2000	–	–	–	–				
VVF63.20-6.3	20	5			–	–	3500	2000	4000	2000	–	–	–	–				
VVF63.25-5	25	5			–	–	2100	2000	4000	2000	–	–	–	–				
VVF63.25-8	25	8			–	–	2100	2000	4000	2000	–	–	–	–				
VVF63.32-16	32	15			–	–	1200	1100	3200	2000	–	–	–	–				
VVF63.40-12.5	40	12.5			–	–	750	650	2000	1800	–	–	–	–				
VVF63.40-20	40	20			–	–	750	650	2000	1800	–	–	–	–				
VVF63.50-31.5	50	31.5			–	–	450	400	1200	1150	–	–	–	–				
VVF63.65-50	65	50			–	–	–	–	–	–	–	–	–	700	650			
VVF63.80-80	80	80			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	450	400		
VVF63.100-125	100	125			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	300	250		
VVF63.125-200	125	200			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175	160		
VVF63.150-280	150	280			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125	100		

¹⁾ SAX81...: AC/DC 24 В

²⁾ SAX... макс. 130 °C

³⁾ .. = вставьте значение k_{vs}

Фланцевые седельные клапаны

Области применения	Приводы	Тех. описание		Возвратной пружины [с]		20 мм			40 мм			
	– Централизованное теплоснабжение – Котельные – Чиллеры – ГВС – Системы отопления – Приточно-вытяжные установки	SKD..	N4561			1000 Н	2800 Н	2800 Н				
		SKB..	N4564									
		SKC..	N4566									
		Рабочее на- пряжение	Сигнал управления			Время позицион. [с]						
		AC 230 В	3-точечный			120	120	–	–	SKD32.50	SKB32.50	SKC32.60
			3-точечный			120	120	8	10/18	SKD32.51	SKB32.51	SKC32.61
			3-точечный			30	–	8	–	SKD32.21	–	–
		AC 24 В	3-точечный			120	120	–	–	SKD82.50	SKB82.50	SKC82.60
			3-точечный			120	120	8	10/18	SKD82.51	SKB82.51	SKC82.61
0...10 В, 4...20 мА	30		120	–	–	SKD60	SKB60	SKC60				
0...10 В, 4...20 мА	30		120	15	10/20	SKD62	SKB62	SKC62				
	Modbus	30	120	–	–	SKD62/MO	SKB62/MO	SKC62/MO				
PN 40	-25...220°C		DN	k_{vs} [м³/ч]	Δp_s [кПа]	Δp_{max} [кПа]	Δp_s [кПа]	Δp_{max} [кПа]	Δp_s [кПа]	Δp_{max} [кПа]		
Тех.описание	A6V11459527											
 	VVF63.50-40K		50	36	–	1500	4000	2000	–	–		
	VVF63.65-63K		65	63	–	–	–	–	4000	2000		
	VVF63.80-100K		80	100	–	–	–	–	4000	2000		
	VVF63.100-150K		100	150	–	–	–	–	4000	2000		
	VVF63.125-220K		125	220	–	–	–	–	4000	2000		
	VVF63.150-315K		150	315	–	–	–	–	4000	2000		
PN 40	-25...220°C		DN	k_{vs} [м³/ч]	Δp_s [кПа]	Δp_{max} [кПа]	Δp_s [кПа]	Δp_{max} [кПа]	Δp_s [кПа]	Δp_{max} [кПа]		
Тех.описание	A6V11459527											
 	VXF63.15-1.6		15	1.6	2000	200	2000	200	–	–		
	VXF63.15-2.5		15	2.5	2000	200	2000	200	–	–		
	VXF63.15-4		15	4	2000	200	2000	200	–	–		
	VXF63.20-6.3		20	6.3	2000	200	2000	200	–	–		
	VXF63.25-6.3		25	6.3	2000	200	2000	200	–	–		
	VXF63.25-10		25	10	2000	200	2000	200	–	–		
	VXF63.32-16		32	16	1100	200	2000	200	–	–		
	VXF63.40-16		40	16	650	200	2000	200	–	–		
	VXF63.40-25		40	25	650	200	2000	200	–	–		
	VXF63.50-31.5		50	31.5	400	200	1150	200	–	–		
	VXF63.65-50		65	50	–	–	–	–	650	200		
	VXF63.80-80		80	80	–	–	–	–	400	200		
	VXF63.100-125		100	125	–	–	–	–	250	150		
	VXF63.125-200		125	200	–	–	–	–	160	100		
	VXF63.150-315		150	315	–	–	–	–	100	70		

Регулирующие шаровые клапаны

Области применения	Приводы	Тех. описание					Возвратной пружины [с]	2 Нм		5 Нм		7 Нм		10 Нм GLB 8 Нм GLD	
– ГВС – Системы отопления – Приточно-вытяжные установки – Холодные потолки – VAV – Фэнкойлы – Зональное регулирование	GQD..9A GSD..9A GDB..9E GDB111.9E/KN GMA..9E GLB..9E GLD..9E	N4659 A6V10636056 A6V10636150 A6V10725318 N4658 A6V10636203 A6V11171770						   							
	Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]												
			G..D	G..B	GMA										
	AC 100...240 В	3-точечный	–	150	–	–			–	GDB341.9E	–	GLB341.9E			
	AC 24 В	KNX S-/LTE-Mode, KNX PL-Link	–	150	–	–			–	GDB111.9E/KN	–	GLB111.9E/KN			
AC/DC 24 В	3-точечный	30	–	90	15	GQD131.9A	–	GMA131.9E	–						
	3-точечный	–	150	–	–	–	GDB141.9E	–	GLB141.9E						
	0...10 В	30	–	90	15	GQD161.9A	–	GMA161.9E	–						
	0/2...10 В	30	150	–	–	GSD161.9A	GDB161.9E	–	GLB161.9E						
	0/2...10 В	30	–	–	–	–	–	–	GLD161.9E						
PN 40	-10...120 °C						Δp _s	Δp _{max}	Δp _s	Δp _{max}	Δp _s	Δp _{max}	Δp _s	Δp _{max}	
Тех.описание	N4211	N4211	DN	G [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]										
   	VAG61.15-.. ¹⁾	VBG61.15-..	15	G 1 B	1.6/2.5/4/6.3	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAG61.15-..	–	15	G 1 B	1	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAG61.20-..	VBG61.20-..	20	G 1 ¼ B	4/6.3	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAG61.20-10	–	20	G 1 ¼ B	10	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAG61.25-10	VBG61.25-10	25	G 1 ½ B	10	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAG61.25-..	–	25	G 1 ½ B	6.3/16	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAG61.32-10	–	32	G 2 B	10	–	–	–	–	1000	350	1000	350		
	VAG61.32-16	VBG61.32-16	32	G 2 B	16	–	–	–	–	1000	350	1000	350		
	VAG61.32-25	–	32	G 2 B	25	–	–	–	–	1000	350	1000	350		
	VAG61.40-16	–	40	G 2 ¼ B	16	–	–	–	–	800	350	800	350		
	VAG61.40-25	VBG61.40-25	40	G 2 ¼ B	25	–	–	–	–	800	350	800	350		
	VAG61.40-40	–	40	G 2 ¼ B	40	–	–	–	–	800	350	800	350		
	VAG61.50-25	–	50	G 2 ¼ B	25	–	–	–	–	600	350	600	350		
	VAG61.50-40	VBG61.50-40	50	G 2 ¼ B	40	–	–	–	–	600	350	600	350		
	VAG61.50-63	–	50	G 2 ¼ B	63	–	–	–	–	600	350	600	350		
PN 40	-10...120 °C						Δp _s	Δp _{max}	Δp _s	Δp _{max}	Δp _s	Δp _{max}	Δp _s	Δp _{max}	
Тех.описание	N4211	N4211	DN	Rp [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]										
   	VAI61.15-.. ¹⁾	VBI61.15-..	15	Rp ½	1.6/2.5/4/6.3	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAI61.15-..	–	15	Rp ½	1/10	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAI61.20-..	VBI61.20-..	20	Rp ¾	4/6.3	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAI61.20-10	–	20	Rp ¾	10	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAI61.25-10	VBI61.25-10	25	Rp 1	10	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAI61.25-..	–	25	Rp 1	6.3/16	1400	350	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAI61.32-10	–	32	Rp 1 ¼	10	–	–	–	–	1000	350	1000	350		
	VAI61.32-16	VBI61.32-16	32	Rp 1 ¼	16	–	–	–	–	1000	350	1000	350		
	VAI61.32-25	–	32	Rp 1 ¼	25	–	–	–	–	1000	350	1000	350		
	VAI61.40-16	–	40	Rp 1 ½	16	–	–	–	–	800	350	800	350		
	VAI61.40-25	VBI61.40-25	40	Rp 1 ½	25	–	–	–	–	800	350	800	350		
	VAI61.40-40	–	40	Rp 1 ½	40	–	–	–	–	800	350	800	350		
	VAI61.50-25	–	50	Rp 2	25	–	–	–	–	600	350	600	350		
	VAI61.50-40	VBI61.50-40	50	Rp 2	40	–	–	–	–	600	350	600	350		
	VAI61.50-63	VBI61.50-63	50	Rp 2	63	–	–	–	–	600	350	600	350		

6-ходовые регулирующие шаровые клапаны

Области применения		Приводы		Тех. описание		2 Нм		5 Нм		5 Нм		5 Нм	
– Теплые/холодные потолки		GSD..9A		A6V10636056									
		GDB341.9E		A6V10636150									
		GDB111.9E/KN		A6V10725318									
		GDB161.9E		A6V10636150									
				Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время пози- онирования [с]							
				GSD	GDB								
		AC 100...240 В	2-точечный	–	150	–		GDB341.9E		–		–	
		AC 24 В	KNX S-/LTE-Mode, KNX PL-Link	–	150	–		–		GDB111.9E/KN		–	
		AC/DC 24 В	2-точечный	30	–	GSD341.9A		–		–		–	
			0/2...10 В	30	150	GSD161.9A		–		–		GDB161.9E	
PN 16	5...90 °C												
Тех. описание	A6V10564480	DN	k _{vs} левый [м³/ч]	k _{vs} правый [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _{max} [кПа]	
            	VWG41.10-0.25-0.4	10	0.25	0.4	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.25-0.65	10	0.25	0.65	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.25-1.0	10	0.25	1	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.25-1.3	10	0.25	1.3	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.25-1.6	10	0.25	1.6	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.25-1.9	10	0.25	1.9	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.4-0.4	10	0.4	0.4	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.4-0.65	10	0.4	0.65	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.4-1.0	10	0.4	1	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.4-1.3	10	0.4	1.3	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.4-1.6	10	0.4	1.6	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.4-1.9	10	0.4	1.9	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.65-0.65	10	0.65	0.65	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.65-1.0	10	0.65	1	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.65-1.3	10	0.65	1.3	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.65-1.6	10	0.65	1.6	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-0.65-1.9	10	0.65	1.9	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-1.0-1.0	10	1	1	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-1.0-1.3	10	1	1.3	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-1.0-1.6	10	1	1.6	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-1.0-1.9	10	1	1.9	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-1.3-1.3	10	1.3	1.3	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-1.3-1.6	10	1.3	1.6	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-1.3-1.9	10	1.3	1.9	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-1.6-1.6	10	1.6	1.6	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-1.6-1.9	10	1.6	1.9	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.10-1.9-1.9	10	1.9	1.9	–	200	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-0.25-2.5	20	0.25	2.5	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-0.25-3.45	20	0.25	3.45	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-0.25-4.25	20	0.25	4.25	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-0.4-2.5	20	0.4	2.5	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-0.4-3.45	20	0.4	3.45	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-0.4-4.25	20	0.4	4.25	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-0.65-2.5	20	0.65	2.5	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-0.65-3.45	20	0.65	3.45	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-0.65-4.25	20	0.65	4.25	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-1.0-2.5	20	1	2.5	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-1.0-3.45	20	1	3.45	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-1.0-4.25	20	1	4.25	–	–	–	200	–	200	–	200	
	VWG41.20-1.3-2.5	20	1.3	2.5	–	–	–	200	–	200	–	200	
VWG41.20-1.3-3.45	20	1.3	3.45	–	–	–	200	–	200	–	200		
VWG41.20-1.3-4.25	20	1.3	4.25	–	–	–	200	–	200	–	200		
VWG41.20-1.6-2.5	20	1.6	2.5	–	–	–	200	–	200	–	200		
VWG41.20-1.6-3.45	20	1.6	3.45	–	–	–	200	–	200	–	200		
VWG41.20-1.6-4.25	20	1.6	4.25	–	–	–	200	–	200	–	200		
VWG41.20-2.5-2.5	20	2.5	2.5	–	–	–	200	–	200	–	200		
VWG41.20-2.5-3.45	20	2.5	3.45	–	–	–	200	–	200	–	200		
VWG41.20-2.5-4.25	20	2.5	4.25	–	–	–	200	–	200	–	200		
VWG41.20-3.45-3.45	20	3.45	3.45	–	–	–	200	–	200	–	200		
VWG41.20-4.25-4.25	20	4.25	4.25	–	–	–	200	–	200	–	200		

Фитинги для 6-ходовых регулирующих шаровых клапанов

Тип		Описание
	ALN15.152B	Набор фитингов из латуни для температуры теплоносителя до 90 °C, состоящий из 2х колпачковых гаек
	ALN15.202B	2х вставок с внешней резьбой по ISO 228-1 2х плоских уплотнений
	ALG13.152B	Набор фитингов из латуни для температур теплоносителя до 90 °C, состоящий из 2х колпачковых гаек с втулками и вставкой по ISO 7-1
	ALG15.152B	2х плоских уплотнений
	ALG15.202B	
	ALG15.252B	

Клапаны с электромагнитным приводом

Области применения		Тип клапана	Рабочее напряжение	Сигнал управления		Суффикс	
– Централизованное теплоснабжение		MXF461..	AC/DC 24 В	0...10 В, 2...10 В, 4...20 мА		p ¹⁾	
– Котельные		M3P..FY..	AC 24 В	0...10 В, 4...20 мА		p ¹⁾	
– Чиллеры		MVF461H..	AC/DC 24 В	0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА		–	
– ГВС		MXG461..	AC/DC 24 В	0...10 В, 2...10 В, 4...20 мА		p ¹⁾	
– Системы отопления		MXG461B..	AC/DC 24 В	0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА		–	
– Приточно-вытяжные установки		MXG461S..	AC/DC 24 В	0...10 В, 2...10 В, 4...20 мА		–	
		MXG462S..	AC/DC 24 В	0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА		–	
PN 16	1...130 °C		DN	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа] Δp _{max} [кПа]	Примечание Используется как 2-ходовой или смесительный клапан. Не может использоваться как разделительный клапан. Характеристика клапана на выбор: равнопроцентная или линейная.	
Тех. описание	N4455						
   	MXF461.15-... ²⁾	15	0.6 / 1.5 / 3	300	300		
	MXF461.20-5.0	20	5	300	300		
	MXF461.25-8.0	25	8	300	300		
	MXF461.32-12	32	12	300	300		
	MXF461.40-20	40	20	300	300		
	MXF461.50-30	50	30	300	300		
	MXF461.65-50	65	50	300	300		
	1...120 °C						
	N4454						
	M3P80FY	80	80	300	300		
	M3P100FY	100	130	200	200		
PN 16	1...180 °C		DN	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа] Δp _{max} [кПа]	Примечание Используется как 2-ходовой или смесительный клапан. Не может использоваться как разделительный клапан. Характеристика клапана на выбор: равнопроцентная или линейная.	
Тех. описание	N4361						
   	MVF461H15-... ²⁾	15	0.6 / 1.5 / 3	1000	1000		
	MVF461H20-5	20	5	1000	1000		
	MVF461H25-8	25	8	1000	1000		
	MVF461H32-12	32	12	1000	1000		
	MVF461H40-20	40	20	1000	1000		
	MVF461H50-30	50	30	1000	1000		
PN 16	1...130 °C		DN	G [дюйм] k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа] Δp _{max} [кПа]		
Тех. описание	N4455						
   	MXG461.15-... ²⁾	15	G 1B 0.6 / 1.5 / 3	300	300		
	MXG461.20-5.0	20	G 1¼B 5	300	300		
	MXG461.25-8.0	25	G 1½B 8	300	300		
	MXG461.32-12	32	G 2B 12	300	300		
	MXG461.40-20	40	G 2¼B 20	300	300		
	MXG461.50-30	50	G 2¾B 30	300	300		
PN 16	-20...130 °C		DN	G [дюйм] k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа] Δp _{max} [кПа]		
Тех. описание	N4461						
   	MXG461B15-... ²⁾	15	G 1B 0.6 / 1.5 / 3	1000	1000		
	MXG461B20-5	20	G 1¼B 5	800	800		
	MXG461B25-8	25	G 1½B 8	700	700		
	MXG461B32-12	32	G 2B 12	600	600		
	MXG461B40-20	40	G 2¼B 20	600	600		
	MXG461B50-30	50	G 2¾B 30	600	600		
PN 16	1...130 °C	-20...130 °C	DN	G [дюйм] k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа] Δp _{max} [кПа]	Примечание Используется как 2-ходовой или смесительный клапан. Не может использоваться как разделительный клапан. Характеристика клапана на выбор: равнопроцентная или линейная. ³⁾	
Тех. описание	N4465	N4466					
   	MXG461S15-1.5	–	15	G 1B 1.5	300		300
	MXG461S20-5.0	–	20	G 1¼B 5	300		300
	MXG461S25-8.0	–	25	G 1½B 8	300		300
	MXG461S32-12	–	32	G 2B 12	300		300
	–	MXG462S50-30	50	G 2¾B 30	600		600

¹⁾ P = теплоносители, содержащие минеральные масла ²⁾ .. = вставьте значение k_{vs}

³⁾ Детали, контактирующие с теплоносителем, сделаны из нержавеющей стали

Поворотные клапаны

Области применения	Приводы	Тех. описание	10 Нм	10 Нм
– Котельные	SAL..	N4502		
– Системы отопления				
	Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]	
	AC 230 В	3-точечный	120	
	AC/DC 24 В	3-точечный	30	
	3-точечный	120		
	3-точечный	30		
	0...10 В, 4...20 мА	120		
	0...10 В, 4...20 мА	30		
	Монтажный комплект			
PN 6	1...120 °C	DN	k _{vs} [м³/ч]	Δp _{max} [кПа]
Тех. описание	N4241			
	VBF21.40	40	25	30
	VBF21.50	50	40	30
	VBF21.65	65	63	30
	VBF21.80	80	100	30
	VBF21.100	100	160	30
	VBF21.125	125	550	30
	VBF21.150	150	820	30

Дисковые клапаны "бабочка"

Области применения – Котельные – Чиллеры – Системы отопления	Приводы	Тех. описание		Угол поворота 90°			
	SAL..	N4502			10 Нм	40 Нм	
							
			Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]		
			AC 230 В	3-точечный	120	SAL31.00T10	SAL31.00T40
				3-точечный	125	–	–
				3-точечный	30	SAL31.03T10	–
			AC/DC 24 В	3-точечный	120	SAL81.00T10	SAL81.00T40
				3-точечный	30	SAL81.03T10	–
0...10 В, 4...20 мА	120	SAL61.00T10		SAL61.00T40			
0...10 В, 4...20 мА	30	SAL61.03T10		–			
Монтажный комплект			ASK33N	ASK33N			
PN 6/10/16	-10...120 °C	 	DN	k_{vs} [м³/ч]	Угол поворота 90°		
Тех. описание	N4131				Δp_s [кПа]	Δp_s [кПа]	
VKF41.40	40				50	500	–
VKF41.50	50				80	500	–
VKF41.65	65				200	500	–
VKF41.80	80				400	500	–
VKF41.100	100				760	500	–
VKF41.125	125				1000	300	–
VKF41.150	150				2100	250	400
VKF41.200	200	4000	125	300			

Области применения	Приводы	Тех. описание		Угол поворота 90°							
				20 Нм	40 Нм	40 Нм		100 Нм	400 Нм	1200 Нм	
– Котельные – Чиллеры – Градири – ГВС – Системы отопления	SAL.. SQL36..	N4502									
		N4505									
	Рабочее напряжение	Позиционирование сигнал	время [с]								
	AC 230 В	3-точечный	6 ¹⁾	–	–	–	–	SQL36E65	–	–	
		3-точечный	12 ¹⁾	–	–	–	–	–	SQL36E110	–	
		3-точечный	24 ¹⁾	–	–	–	–	–	–	SQL36E160	
		3-точечный	25	–	–	SQL36E50F04	SQL36E50F05	–	–	–	
	AC/DC 24 В	3-точечный	120	SAL31.00T20	SAL31.00T40	–	–	–	–	–	
		3-точечный	120	SAL81.00T20	SAL81.00T40	–	–	–	–	–	
		0...10 В, 4...20 мА	120	SAL61.00T20	SAL61.00T40	–	–	–	–	–	
PN 16	-10...120 °C										
Тех. описание	N4136	DN	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	Δp _s [кПа]	
 		VKF46.40	40	50	1600	–	1600	–	–	–	
		VKF46.50	50	85	1600	–	1600	–	–	–	–
		VKF46.65	65	215	1600	–	1600	–	–	–	–
		VKF46.80	80	420	–	1600	–	1600	–	–	–
		VKF46.100	100	800	–	1200	–	1600	–	–	–
		VKF46.125	125	1010	–	800	–	1000	–	–	–
		VKF46.150	150	2100	–	–	–	–	1600	–	–
		VKF46.200	200	4000	–	–	–	–	1000	–	–
		VKF46.250	250	6400	–	–	–	–	–	1000	–
		VKF46.300	300	8500	–	–	–	–	–	1000	–
		VKF46.350	350	11500	–	–	–	–	–	600	–
		VKF46.400	400	14500	–	–	–	–	–	300	–
		VKF46.450	450	20500	–	–	–	–	–	–	300
VKF46.500	500	21000	–	–	–	–	–	–	300		
VKF46.600	600	29300	–	–	–	–	–	–	300		

¹⁾ С дополнительным модулем SEZ31.1 регулируемое время позиционирования: SQL36E65: 30...180 с, SQL36E110: 60...360 с, SQL36E160: 120...720 с

Рекомендуемая максимальная скорость теплоносителя:

VKF41...: < 4 м/с для воды, см. техописание

VKF46...: 4.5 м/с для воды, 60 м/с для газа

Шаровые клапаны переключающие и запорные

Области применения – Котельные – Чиллеры – ГВС – Системы отопления	Приводы	Тех. описание	Возвратной пружинной [с]				2 Нм		7 Нм		10 Нм	
	GQD..9A GSD..9A GMA..9E GLB..9E	N4659 N4655 N4658 A6V10636203										
	Рабочее напряжение	Сигнал управления	Время позиционирования [с]									
			GQD/GSD	GMA	GLB							
	AC 230 В	2-точечный	30	90	–	15	GQD321.9A	GMA321.9E	–			
		2-точечный	30	–	–	–	GSD341.9A	–	–			
	AC 100...240 В	2/3-точечный	–	–	150	–	–	–	GLB341.9E			
	AC/DC 24 В	2-точечный	30	90	–	15	GQD121.9A	GMA121.9E	–			
		2-точечный	30	–	–	–	GSD141.9A	–	–			
	2/3-точечный	–	–	150	–	–	–	GLB141.9E				
PN 40	-10...120 °C	DN	G [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]		Δp _{max} [кПа]		Δp _s [кПа]		Δp _{max} [кПа]	
Тех. описание	N4213											
	VAG60.15-9	15	G 1 B	9	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAG60.20-17	20	G 1 ¼ B	17	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAG60.25-22	25	G 1 ½ B	22	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAG60.32-35	32	G 2 B	35	–	–	1000	350	1000	350		
	VAG60.40-68	40	G 2 ¼ B	68	–	–	800	350	800	350		
	VAG60.50-96	50	G 2 ¾ B	96	–	–	600	350	600	350		
PN 40	-10...120 °C	DN	G [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]	Δp _{max} [кПа]		Δp _{max} [кПа]		Δp _{max} [кПа]			
Тех. описание	N4213											
	VBG60.15-8T	15	G 1 B	8	350		350		350			
	VBG60.20-13T	20	G 1 ¼ B	13	350		350		350			
	VBG60.25-13T	25	G 1 ½ B	13	350		350		350			
	VBG60.32-25T	32	G 2 B	25	–		350		350			
	VBG60.40-49T	40	G 2 ¼ B	49	–		350		350			
	VBG60.50-73T	50	G 2 ¾ B	73	–		350		350			
PN 40	-10...120 °C	DN	Rp [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]	Δp _s [кПа]		Δp _{max} [кПа]		Δp _s [кПа]		Δp _{max} [кПа]	
Тех. описание	N4213											
	VAI60.15-15	15	Rp ½	15	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAI60.20-22	20	Rp ¾	22	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAI60.25-22	25	Rp 1	22	1400	350	1400	350	1400	350		
	VAI60.32-35	32	Rp 1¼	35	–	–	1000	350	1000	350		
	VAI60.40-68	40	Rp 1½	68	–	–	800	350	800	350		
	VAI60.50-96	50	Rp 2	96	–	–	600	350	600	350		
PN 40	-10...120 °C	DN	Rp [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]	Δp _{max} [кПа]		Δp _{max} [кПа]		Δp _{max} [кПа]			
Тех. описание	N4213											
	VBI60.15-12T	15	Rp ½	12	350		350		350			
	VBI60.20-16T	20	Rp ¾	16	350		350		350			
	VBI60.25-16T	25	Rp 1	16	350		350		350			
	VBI60.32-25T	32	Rp 1¼	25	–		350		350			
	VBI60.40-49T	40	Rp 1½	49	–		350		350			
	VBI60.50-73T	50	Rp 2	73	–		350		350			
PN 40	-10...120 °C	DN	Rp [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]	Δp _{max} [кПа]		Δp _{max} [кПа]		Δp _{max} [кПа]			
Тех. описание	N4213											
	VBI60.15-5L	15	Rp ½	5	350		350		350			
	VBI60.20-9L	20	Rp ¾	9	350		350		350			
	VBI60.25-9L	25	Rp 1	9	350							


Клапаны для хладагентов

Области применения	Клапан	Рабочее напряжение	Сигнал управления					Дополнительные функции								
– Чиллеры	M2FP03GX	AC 24 В	0...10 В, 4...20 мА, 0...20 Phs					–								
	MVL661.. ¹⁾	AC/DC 24 В	0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА					Настройка минимального хода								
	MVS661.. ^{N)}	AC/DC 24 В	0...10 В, 2...10 В, 0...20 мА, 4...20 мА					Настройка минимального хода								
	M3FB..LX..	AC 24 В	0...10 В, 4...20 мА, 0...20 Phs					–								
	M3FK..LX..	AC 24 В	0...10 В, 4...20 мА, 0...20 Phs					–								
PN 32	-40...100 °C				k _{vs} [м³/ч]		Δp _{max} [кПа]									
Тех. описание	N4731															
	M2FP03GX	Пилотный клапан			0.3		1800									
PS 45	-40...120 °C	DN	Соединение	Внутр Ø [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]	k _{vs} уменьш. [м³/ч]	Δp _{max} [кПа]									
Тех. описание	N4714															
 	MVL661.15-0.4								15	Муфта	5⁄8	0.4	0.25	2500		
	MVL661.15-1.0								15	Муфта	5⁄8	1	0.63	2500		
	MVL661.20-2.5								20	Муфта	7⁄8	2.5	1.6	2500		
	MVL661.25-6.3								25	Муфта	1 1⁄8	6.3	4	2500		
	MVL661.32-10								32	Муфта	1 3⁄8	10	6.3	1600		
MVL661.32-12	32	Муфта	1 3⁄8	12	7.6	200										
PN 63	-40...120 °C	DN	Соединение	Внутр Ø [мм]	Наруж Ø [mm]	k _{vs} [м³/ч]	k _{vs} уменьш. [м³/ч]	Δp _{max} [кПа]								
Тех. описание	N4717															
 	MVS661.25-016N									25	Сварка	22.4	33.7	0.16	0.1	2500
	MVS661.25-0.4N									25	Сварка	22.4	33.7	0.4	0.25	2500
	MVS661.25-1.0N									25	Сварка	22.4	33.7	1	0.63	2500
	MVS661.25-2.5N									25	Сварка	22.4	33.7	2.5	1.6	2500
MVS661.25-6.3N	25	Сварка	22.4	33.7	6.3	4	2500									
PN 32	-40...120 °C	DN	Соединение	Внутр Ø [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]		Жидкость		Газ							
Тех. описание	N4722						Δp _{max} [кПа]	Δp _{max} [кПа]								
 	M3FK15LX06						15	Муфта	5⁄8	0.6	200	800				
	M3FK15LX15						15	Муфта	5⁄8	1.5	200	800				
	M3FK15LX						15	Муфта	5⁄8	3	200	800				
	M3FK20LX						20	Муфта	7⁄8	5	200	800				
	M3FK25LX						25	Муфта	1 1⁄8	8	200	800				
	M3FK32LX						32	Муфта	1 3⁄8	12	200	800				
	M3FK40LX						40	Муфта	1 3⁄8	20	200	800				
M3FK50LX	50	Муфта	2 1⁄8	30	200	800										
PS 43	-40...120 °C	DN	Соединение	Внутр Ø [дюйм]	k _{vs} [м³/ч]		Δp _{max} [кПа]									
Тех. описание	N4721															
 	M3FB15LX06/A								15	Муфта	5⁄8	0.6	2200			
	M3FB15LX15/A								15	Муфта	5⁄8	1.5	2200			
	M3FB15LX/A								15	Муфта	5⁄8	3	2200			
	M3FB20LX/A								20	Муфта	7⁄8	5	1800			
M3FB25LX/A	25	Муфта	1 1⁄8	8	1200											
M3FB32LX	32	Муфта	1 3⁄8	12	800											

¹⁾ Также доступно как ATEX Zone 2

Символы	
	3-ходовой клапан, ход регулирования с равнопроцентной характеристикой клапана, байпас с линейной характеристикой клапана.
	3-ходовой клапан, ход регулирования с равнопроцентной характеристикой клапана, байпас с линейной характеристикой клапана до 70% значения k_{vs} . Это компенсирует сопротивление теплообменника протоку, таким образом, общий объемный расход $\dot{V}_{100}$ остаётся постоянным, насколько это возможно.
	2-ходовой клапан, ход регулирования с равнопроцентной характеристикой клапана.
	2-ходовой клапан или 6-ходовой регулирующий шаровой клапан на соответствующем ходу регулирования с линейной характеристикой.
	3-ходовой клапан, ход регулирования и байпас с линейной характеристикой клапана. Байпас до 70% значения k_{vs} . Это компенсирует сопротивление теплообменника протоку, таким образом, общий объемный расход $\dot{V}_{100}$ остаётся постоянным, насколько это возможно.
	3-ходовой клапан, ход регулирования и байпас с линейной характеристикой клапана.
	3-ходовой клапан, ход регулирования и байпас с равнопроцентной характеристикой клапана.

Определения			
Аббр.	Термин	Един.	Определение
Δp	Перепад давления	кПа	Перепад давления между секциями установки.
Δp_{max}	Макс. перепад давления	кПа	Максимальный перепад давления через ход регулирования клапана (в режиме смещения), действительный для всего диапазона перемещения штока клапана с электроприводом.
Δp_{maxV}	Макс. перепад давления	кПа	Максимальный перепад давления через ход регулирования клапана (в режиме распределения), действительный для всего диапазона перемещения штока клапана с электроприводом.
Δp_{min}	Мин. перепад давления	кПа	Требуемый минимальный перепад давления для надежной работы регулятора перепада давления в комбиклапане. Δp_{min} зависит от положения, настроенного на шкале комбиклапана, подробная информация приведена в техническом описании.
Δp_{V0}		кПа	Максимальный перепад давления по закрытому контуру управления клапаном.
Δp_{V100}	Перепад давления при ном. скорости расхода	кПа	Перепад давления по полностью открытому клапану и ход регулирования клапана с объемным расходом $\dot{V}_{100}$.
Δp_s	Давление закрытия	кПа	Для 2-ходовых клапанов - максимально допустимый перепад давления, при котором клапан с приводом будет безопасно закрываться против давления (давление закрытия). Действительно только для 2-ходовых клапанов.
Δp_{MV}		кПа	Перепад давления через переменную секцию контура. Значения Δp_{MV} зачастую неизвестны, в таких случаях можно использовать типовые значения.
Δp_{VR}		кПа	Перепад давления между прямым и обратным трубопроводом контура.
ΔT	Перепад температуры	К	Перепад температуры между прямым и обратным трубопроводом контура. $\Delta p_{V100} + \Delta p_{MV}$.
DN	Номинальный диаметр		Характеристика соединения устройства и арматуры трубопровода.
H_0	Напор при перекрытии	м	Напор, создаваемый насосом при закрытом клапане, при заданной скорости и типе теплоносителя.
H_{100}	Клапан полностью открыт		Ход полностью открытого клапана.
кПа	Един. измерения давления	кПа	100 кПа = 1 бар = 10 м. вод. ст..
м. вод. ст.	Метр водяного столба	м	
k_v	Номинальный расход	м³/ч	Расход холодной воды (5...30 °C) через клапан в соответствующем положении хода и с перепадом давления в 100 кПа (1 бар).
k_{vs}	Номинальная скорость расхода	м³/ч	Номинальная скорость расхода холодной воды (5...30 °C) через полностью открытый клапан (H_{100}) с перепадом давления 100 кПа (1 бар).
	Возвратная пружина		Закрытие в случае сбоя питания.
PN	Класс PN		Характеристика механических и размерных свойств компонентов в трубопроводной системе.
PS	PS Класс		Максимально допустимое давление.
P_v	Авторитет клапана		Отношение перепада давления через полностью открытый клапан (H_{100}) к перепаду давления через клапан и переменную секцию. Для обеспечения корректного регулирования минимальный авторитет клапана должен быть равен 0,25. $P_v \geq 0.5$ рекомендуется для хорошей управляемости.
$\dot{Q}_{100}$	Номинальная мощность	кВт	Расчётная мощность установки.
$\dot{V}_{100}$	Объемный расход	м³/ч	Объемный расход через полностью открытый клапан (H_{100}).
$\dot{V}_{min}$	Мин. объемный расход	м³/ч	Мин. настраиваемый объемный расход через полностью открытый комбиклапан (H_{100}).
c	Удельная теплоёмкость	кДж/кгК	
ρ	Удельная плотность	кг/м³	



Получить
информацию о
продукции с
помощью
приложения
"Scan to HIT"



Приводы воздушных заслонок OpenAir

Надёжные приводы для систем ОВК: управление воздушным потоком,
приводы огнезадерживающих клапанов и клапанов дымоудаления.

www.siemens.com/openair


SIEMENS

Приводы для систем ОВК		Управляющий сигнал	Рабочее напряжение	Модель	Потенциометр (1 кОм)	Настраиваемый сдвиг/диапазон	Настраиваемый сдвиг/диапазон и два концевика	Обратная связь и два концевика	Два концевика	Размеры, круглый вал (мм)	Размеры, квадратный вал (мм)	
Приводы с возвратной пружиной												
	GQD серия 2 Нм 0.3 м² 30/15 с время работы	2-точечный	AC/DC 24 В	GQD121.1A	—	—	—	—	GQD126.1A	8...15	6...11	
		3-точечный	AC 230 В	GQD321.1A	—	—	—	—	GQD326.1A			
		3-точечный	AC/DC 24 В	GQD131.1A	—	—	—	—	GQD136.1A			
		DC 0...10 В	AC/DC 24 В	GQD161.1A	—	—	—	—	GQD166.1A			
	GPC серия 4 Нм 0.6 м² 60/15 с время работы	2-точечный	AC/DC 24 В	GPC121.1A	—	—	—	—	GPC126.1A	8...15	6...11	
		3-точечный	AC 230 В	GPC321.1A	—	—	—	—	GPC326.1A			
		3-точечный	AC/DC 24 В	GPC131.1A	—	—	—	—	GPC136.1A			
		DC 0...10 В	AC/DC 24 В	GPC161.1A	—	—	—	—	GPC166.1A			
	GNP серия 6 Нм 1 м² 2 с время работы	2-точечный	AC/DC 24 В	GNP191.1E	—	—	—	—	GNP196.1E	6,4...20,5	6,4...13	
		3-точечный	AC/DC 24 В	GNP191.1E	—	—	—	—	GNP196.1E			
	GMA серия 7 Нм 1.5 м² 90/15 с время работы	2-точечный	AC/DC 24 В	GMA121.1E	—	—	—	—	GMA126.1E	6,4...20,5	6,4...13	
		3-точечный	AC 230 В	GMA321.1E	—	—	—	—	GMA326.1E			
		3-точечный	AC/DC 24 В	GMA131.1E	GMA132.1E	—	—	—	GMA136.1E			
		DC 0...10 В	AC/DC 24 В	GMA161.1E	—	GMA163.1E	GMA164.1E	—	GMA166.1E			
	GCA серия 18 Нм 3 м² 90/15 с время работы	Modbus RTU	AC 24 В	GMA161.1E/MO	—	—	—	—	—	8...25,6	6...18	
		2-точечный	AC/DC 24 В	GCA121.1E	—	—	—	—	GCA126.1E			
		3-точечный	AC 230 В	GCA321.1E	—	—	—	—	GCA326.1E			
		3-точечный	AC/DC 24 В	GCA131.1E	—	—	—	GCA135.1E	—			
	GCA серия 18 Нм 3 м² 90/15 с время работы	DC 0...10 В	AC/DC 24 В	GCA161.1E	—	GCA163.1E	GCA164.1E	—	GCA166.1E	8...25,6	6...18	
		Modbus RTU	AC/DC 24 В	GCA161.1E/MO	—	—	—	—	—			
Приводы без возвратной пружины												
	GSD серия 2 Нм 0.3 м² 30 с время работы	2-точечный	AC/DC 24 В	GSD141.1A	—	—	—	—	GSD146.1A	8...15	6...11	
		3-точечный	AC 230 В	GSD341.1A	—	—	—	—	GSD346.1A			
		DC 0...10 В	AC/DC 24 В	GSD161.1A	—	—	—	—	GSD166.1A			
		DC 0...10 В	AC 230 В	GSD361.1A	—	—	—	—	—			
	GDB серия 5 Нм 0.8 м² 150 с время работы	2-точечный	AC/DC 24 В	GDB141.1E	GDB142.1E	—	—	—	GDB146.1E	8...16	6...12,8	
		3-точечный	AC 230 В	GDB341.1E	—	—	—	—	GDB346.1E			
		3-точечный	AC/DC 24 В	GDB161.1E	—	GDB163.1E	GDB164.1E	—	GDB166.1E			
		AC 230 В	GDB361.1E	—	—	—	—	—				
		Modbus RTU	AC 24 В	GDB111.1E/MO	—	—	—	—	—			
	GLB серия 10 Нм 1.5 м² 150 с время работы	KNX S-/LTE-Mode, KNX PL-Link	AC 24 В	GDB111.1E/KN	—	—	—	—	—	8...16	6...12,8	
		2-точечный	AC/DC 24 В	GLB141.1E	GLB142.1E	—	—	—	GLB146.1E			
		3-точечный	AC 230 В	GLB341.1E	—	—	—	—	GLB346.1E			
		3-точечный	AC/DC 24 В	GLB161.1E	—	GLB163.1E	GLB164.1E	—	GLB166.1E			
		AC 230 В	GLB361.1E	—	—	—	—	—				
	GAP серия 6 Нм 1 м² 2 с время работы	Modbus RTU	AC 24 В	GLB111.1E/MO	—	—	—	—	—	6,4...20,5	6,4...13	
		2-точечный	AC/DC 24 В	GAP191.1E	—	—	—	—	GAP196.1E			
		3-точечный	AC/DC 24 В	GAP191.1E	—	—	—	—	GAP196.1E			
		DC 0/2...10 В	AC/DC 24 В	GAP191.1E	—	—	—	—	GAP196.1E			
	GEB серия 20 Нм 3 м² 150 с время работы	DC 0/4...20 мА	AC/DC 24 В	GAP191.1E	—	—	—	—	GAP196.1E	6,4...20,5	6,4...13	
		2-точечный	AC 24 В	GEB141.1E	GEB142.1E	—	—	—	GEB146.1E			
		3-точечный	AC 230 В	GEB341.1E	—	—	—	—	GEB346.1E			
		DC 0...10 В	AC 24 В	GEB161.1E	—	GEB163.1E	GEB164.1E	—	GEB166.1E			
	GBB серия 25 Нм 4 м² 150 с время работы	AC 230 В	GEB361.1E	—	—	—	—	—	—	8...20,5	8...14,5	
		Modbus RTU	AC 24 В	GEB161.1E/MO	—	—	—	—	—			
		3-точечный	AC 24 В	GBB131.1E	—	—	—	—	GBB135.1E			GBB136.1E
		AC 230 В	GBB331.1E	—	—	—	—	GBB335.1E	GBB336.1E			
	GIB серия 35 Нм 6 м² 150 с время работы	DC 0...10 В	AC 24 В	GBB161.1E	—	GBB163.1E	GBB164.1E	—	GBB166.1E	8...25,6	6...18	
		3-точечный	AC 24 В	GIB131.1E	—	—	—	—	GIB135.1E			GIB136.1E
		3-точечный	AC 230 В	GIB331.1E	—	—	—	—	GIB335.1E			GIB336.1E
	GDB серия 125 Н 0.8 м² 150 с время работы	DC 0...10 В	AC 24 В	GIB161.1E	—	GIB163.1E	GIB164.1E	—	GIB166.1E	8...25,6	6...18	
		Modbus RTU	AC 24 В	GIB161.1E/MO	—	—	—	—	—			
		3-точечный	AC 24 В	GDB131.2E	—	—	—	—	GDB136.2E			
	GLB серия 250 Нм 1.5 м² 150 с время работы	AC 230 В	GDB331.2E	—	—	—	—	GDB336.2E	—	—	—	
		DC 0...10 В	AC 24 В	GDB161.2E	—	GDB163.2E	—	—	—			
		3-точечный	AC 24 В	GLB131.2E	—	—	—	—	GLB136.2E			
	GLB серия 250 Нм 1.5 м² 150 с время работы	AC 230 В	GLB331.2E	—	—	—	—	GLB336.2E	—	—	—	
		DC 0...10 В	AC 24 В	GLB161.2E	—	GLB163.2E	—	—	—			
		3-точечный	AC 24 В	GLB131.2E	—	—	—	—	GLB136.2E			

VAV-контроллеры

Приводы для управления воздушным потоком 300 Па		Управляющий сигнал	Рабочее напряжение	Модель	Размеры круглого вала (мм)	Размеры квадратного вала (мм)
	GDB 300 Па VAV компактный контроллер¹⁾ 5 Нм 0.8 м² 150 с время работы	3-точечный	AC 24 В	GDB181.1E/3	8...16	6...12.8
		DC 0/2...10 В	AC 24 В			
		KNX S-/LTE-Mode, KNX PL-Link	AC 24 В			
		Modbus RTU	AC 24 В			
		BACnet MS/TP	AC 24 В			
	GLB 300 Па VAV компактный контроллер¹⁾ 10 Нм 1.5 м² 150 с время работы	3-точечный	AC 24 В	GLB181.1E/3	8...16	6...12.8
		DC 0/2...10 В	AC 24 В			
		KNX S-/LTE-Mode, KNX PL-Link	AC 24 В			
		Modbus RTU	AC 24 В			
		BACnet MS/TP	AC 24 В			
	ASV 300 Па VAV модуль¹⁾	3-точечный	AC 24 В	ASV181.1E/3	—	—
		DC 0/2...10 В	AC 24 В			

Стандартные протоколы коммуникации позволяют использовать сетевые контроллеры OpenAir для VAV в системах разных производителей.



Приводы огнезадерживающих клапанов и клапанов дымоудаления

Приводы противопожарной защиты	Управляющий сигнал	Рабочее напряжение	Два концевики	Два концевика и блок контроля температуры	Размеры квадратного вала (мм)
 GRA привод¹⁾ 4 Нм 0.6 м² 90/15 с время работы	2-точечный	AC/DC 24 В AC 230 В	GRA126.1E/.. ¹⁾ GRA326.1E/.. ¹⁾	GRA126.1E/T.. ¹⁾ GRA326.1E/T.. ¹⁾	10, 12
 GNA привод¹⁾ 9/7 Нм 1 м² 90/15 с время работы					
 GGA привод¹⁾ 18 Нм 2.5 м² 90/15 с время работы					

¹⁾ .. = вставить размеры вала (мм)



Приводы воздушных заслонок для рельсового транспорта

Приводы для применения в Ж/Д транспорте		Управляющий сигнал	Рабочее напряжение	Модель	Потенциометр	Два встроенных концевика	Переключатель направления вращения
	GDD 5 Нм 30 с время работы	DC 0/2...10 В	DC 24 В	GDD161.1E/RW	–	–	Да
		2-точечный 3-точечный		GDD141.1E/RW	GDD142.1E/RW	GDD146.1E/RW	
	GDA 5 Нм 90 с время работы	DC 0/2...10 В	DC 24 В	GDA161.1E/RW	–	–	Да
		2-точечный 3-точечный		GDA141.1E/RW	GDA142.1E/RW	GDA146.1E/RW	
	GLD 8 Нм 30 с время работы	DC 0/2...10 В	DC 24 В	GLD161.1E/RW	–	–	Да
		2-точечный 3-точечный		GLD141.1E/RW	GLD142.1E/RW	GLD146.1E/RW	
	GLA 10 Нм 90 с время работы	DC 0/2...10 В	DC 24 В	GLA161.1E/RW	–	–	Да
		2-точечный 3-точечный		GLA141.1E/RW	GLA142.1E/RW	GLA146.1E/RW	



Получить
информацию о
продукции с
помощью
приложения
"Scan to HIT"



Термостаты регулирующие, ограничительные и защиты

www.siemens.com/thermostats

SIEMENS

Терминология и обозначения для таблицы:

TR - управляющий термостат,

TW - ограничительный термостат со сбросом по температуре,

TB - ограничительный термостат,

STB - защитный ограничительный термостат,

IP - степень защиты корпуса по EN / ISO 60529.

Указанные в таблице области применения для термостатов определённого типа не являются обязательными и не должны рассматриваться как всеобъемлющие. Возможны и другие варианты применения.

Модель	Функции				Диапазон TR/TW: уставка [°C], TB/STB: уставка отсечки температуры [°C]	Тип монтажа					IP	Длина капильяра	Применение						
	TR	TW	TB	STB		Удалённый	Накладной	Канальный	Погружной	Комнатный			Регулирование температуры	Ограничение температуры	Защита от замерзания	Кондиционирова- ние воздуха	Котлы	Нагрев ГВС/теплоо- бменник	Теплые полы
RAK-ST.010FP-M				■	95	■	■		■		43	700		■			■		
RAK-ST.020FP-M				■	100	■	■		■		43	700		■			■		
RAK-ST.030FP-M				■	110	■	■		■		43	700		■			■		
RAK-ST.1430S-M				■	80...100	■	■		■		43	1600		■			■		
RAK-ST.1310P-M				■	90...110	■	■		■		43	700		■			■		
RAK-ST.1300P-M				■	120...130	■	■		■		43	700		■			■		
RAK-ST.1600MP				■	95...130	■	■		■		65	700		■			■		
RAK-ST.1385M				■	40...70	■	■		■		65	700		■			■		
RAK-TB.1400S-M			■		45...60	■	■		■		43	700		■			■		■
RAK-TB.1410B-M			■		50...70	■	■		■		43	700		■			■		
RAK-TB.1420S-M			■		65...80	■	■		■		43	700		■			■		
RAK-TR.1000B-H	■				15...95	■	■		■		43	700	■			■	■	■	
RAK-TR.1000S-H	■				15...95	■	■		■		43	700	■			■	■	■	
RAK-TR.1210B-H	■				15...82	■	■		■		43	700	■			■	■	■	
RAK-TW.1000S-H		■			15...95	■	■		■		43	700	■			■	■	■	
RAK-TW.1200B-H		■			40...120	■	■		■		43	700	■				■	■	
RAK-TW.1200S-H		■			40...120	■	■		■		43	700	■				■	■	
RAK-TW.5000S-H		■			65...5	■	■		■		43	1600	■		■	■			
RAK-TW.5010S-H		■			50...-10	■	■		■		43	1600	■		■	■			
RAK-TW.5000HS		■			5...65	■	■		■		65	1600	■		■	■			
RAK-TW.1200HP		■			40...120	■	■		■		65	700	■				■	■	
RAK-TW.1000HB		■			15...95	■	■		■		65	700	■			■	■	■	
RAZ-ST.011FP-J	■			■	TR:15...95, STB:100	■			■		40	700	■	■			■		
RAZ-ST.030FP-J	■			■	TR:15...95, STB:110	■			■		40	700	■	■			■		
RAZ-ST.1500P-J	■			■	TR:15...95, STB:110...130	■			■		40	700	■	■			■		
RAZ-ST.1510P-J	■			■	TR:15...95, STB:90...110	■			■		40	700	■	■			■		
RAZ-TW.1000P-J	■	■			TR:15...95, TW:15...95	■			■		40	700	■				■		
RAZ-TW.1200P-J	■	■			TR:40...120, TW:40...120	■			■		40	700	■				■		
TKM2		■			20...110	■					54	-	■			■			
RYT182	Перекидной термостат, 30°C / 19°C										54	-	■						
QAF63.2-J	Датчик				0...15			■			42	2000			■				
QAF63.6-J	Датчик				0...15			■			42	6000			■				
QAF64.2-J		■	■		-5...15			■			42	2000	■	■	■	■			
QAF64.6-J		■	■		-5...15			■			42	6000	■	■	■	■			
QAF81.3		■			-5...15			■			54	3000	■		■	■			
QAF81.6		■			-5...15			■			54	6000	■		■	■			
QAF81.6M			■		-5...15			■			54	6000	■	■	■				
TRG2 ²⁾	■				-5... .50					■	54	-	■			■			
TRG22	■				-5... .50					■	54	-	■			■			
RAM-TR.2000M	■				20...90		■				20	-	■				■	■	■
RAM-TW.2000M		■			20...90		■				20	-	■				■	■	■

¹⁾ Электронный модуль защиты от замерзания с сигналом DC 0..10 В (0..15°C) и с функцией ручного или автоматического сброса

²⁾ С переменным дифференциалом переключения 0,7..6 К.



Получить
информацию о
продукции с
помощью
приложения
"Scan to HIT"



Комнатные термостаты

Используются с котлами отопления, радиаторами, конвекторами, теплыми полами и фанкойлами в частном секторе и в коммерческих зданиях.

www.siemens.com/thermostats

SIEMENS

Обзор линейки комнатных термостатов

	„Premium“ термостаты						
	RDS110	REV	RDF800KN	RDG	RDF	RDD	RDE
							
Нагрев	■	■	■	■		■	■
Охлаждение		■	■	■	■		
Тепловые насосы			■	■	■		
Фанкойлы			■	■	■		
VAV				■			
ГВС	■					■	■
Влажность	■			■			
Качество воздуха	■			■			

Комнатные термостаты для систем VAV и тепловых насосов

		Приложение									Функции										
		Только нагрев	Только охлаждение	Нагрев или охлаждение	Нагрев и охлаждение	2-ступенчатый нагрев	2-ступенчатый нагрев или охлаждение	Охлаждение или нагрев и электронагрев	Регулирование качества воздуха	Алгоритм регулирования	Полутопливный монтаж	Автоматическое переключение режимов отопления/охлаждения	Ручное переключение режимов отопления/охлаждения	Vmin, Vmax ограничение приточного воздуха	Ограничение подогрева пола	Контроль точки росы	ИК-пульт для дистанционного управления	Недельное расписание	Коммуникационный протокол		
VAV	С коммуникацией																				
	RDG405KN	■	■	■	■	■		■	■	P/PI		■	■	■	■	■			KNX		
	Premium																				
	RDG400	■	■	■	■	■		■		P/PI		■	■	■	■	■					
	Standard																				
	RDU340	■	■	■	■	■		■		P/PI	■	■	■	■		■					
	Basic																				
	RCU50.2	■	■	■						P			■			■					
RLA162	■	■		■	■				PI				■ ⁴⁾								
Тепловые насосы	Линейка RDG100	■	■	■	■	■	■	■		2P/PI		■	■		■	■	■	■	KNX		
	Линейка RDF600	■	■	■	■	■		■		2P/PI	■ R	■	■			■	■	■	KNX		
	Линейка RDF800	■	■	■	■	■		■		2P/PI	■ R	■	■			■			KNX		

(X): X = кол-во выходов R = круглая коробка для скрытого монтажа

1) Любой Вкл/Выкл, 3-точечный, ШИМ или DC-сигнал

2) Внешний регулятор уставки через KNX

3) Подходят для охлаждающих потолков и радиаторов.

Для более детальной информации смотрите документацию.

4) Только с ограничением Vmin

„Standard“ термостаты				„Basic“ термостаты			
RDH	RDJ	RDU/RDE4	RDF5	RCU/RLA	RCC	RAA	RAB
							
■	■	■		■		■	
		■		■		■	
			■		■		■
		■					

Выходы				Входы								Питание	Интерфейс					
Вкл/Выкл	ШИМ	3-точечный	DC 0...10 В	KNX датчик качества наружного воздуха	Удаленный IAQ датчик DC 0...10 В	Переключатель рабочего режима / дистанционное управление	Датчик присутствия	Датчик переключения нагрева/охлаждения	Внешний датчик или датчик температуры вытяжного воздуха	Внешний регулятор уставки		Питание	Сенсорный экран	Поворотная клавиша уставки	Кнопка уставки	Кнопка режима работы (B)	Цифровой дисплей (LCD)	Прочее
(1) ¹⁾	(1) ¹⁾	(1) ¹⁾	1	■	■	■	■	■	■	■ ²⁾		AC 24 В		■		B	LCD	
(1) ¹⁾	(1) ¹⁾	(1) ¹⁾	1			■		■	■			AC 24 В		■		B	LCD	
1			1			■		■	■			AC 24 В			■	B	LCD	
			1									AC 24 В		■				Переключатель НАГР/ВЫКЛ/ОХЛ
			2							■ ⁵⁾		AC 24 В		■				
(3) ¹⁾	(2) ¹⁾	(2) ¹⁾				■		■	■			AC 230 В / AC 24 В		■		B	LCD	Кнопка расписания
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾				■	■	■	■			AC 230 В			■	B	LCD	Кнопка расписания
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾				■	■	■	■			AC 230 В	■				LCD	

5) Внешний регулятор уставки

6) Качество воздуха в помещении

Комнатные термостаты для отопления и/или охлаждения

		Приложение									Функции													
		Только нагрев	Только охлаждение	Нагрев или охлаждение	Нагрев и охлаждение	2-ступенчатый нагрев	2-ступенчатый нагрев или охлаждение	Охлаждение или нагрев и электроннагрев	Нагрев и независимый выход/ГВС	Нагрев и охлаждение 6-ходовой регулирующий шаровый клапан	Алгоритм регулирования	Полуотопленный монтаж	Автоматическое переключение режимов отопления/охлаждения	Ручное переключение режимов отопления/охлаждения	Ограничение подогрева пола	Контроль точки росы	24-часовая временная программа	Недельное расписание	Автоматическая синхронизация времени	Радиочастота	Коммуникационный протокол	Vmin, Vmax ограничение приточного воздуха		
Нагрев или/и охлаждение	С коммуникацией																							
	RDS110	■							■		PID				■			■				WLAN		
	RDG200KN ³⁾	■	■	■	■	■	■	■		■ ⁴⁾	2P/PI		■	■	■	■						KNX		
	RDG260KN ³⁾	■	■	■	■	■	■	■		■	2P/PI		■	■	■	■						KNX		
	RDF800KN	■	■	■	■	■		■		■ ⁴⁾	2P/PI	■ R	■	■	■	■						KNX		
	Premium																							
	REV13	■									PID							■						
	REV13DC	■									PID							■	■					
	REV24	■	■								2P/PID								■	■				
	REV24RF/SET	■	■								2P/PID								■		■			
	REV34-XA	■									PI							■	■					
	Линейка RDG100 ³⁾	■	■	■	■	■	■	■	■			2P/PI		■	■	■	■		■				■	
	RDF800	■	■	■	■	■		■				2P/PI	■ R	■	■	■	■							
	Standard																							
	RDD100	■										2P												
	RDD100.1	■										2P												
	RDD100.1DHW	■							■			2P												
	RDD100.1RFS	■										2P									■			
	RDE100	■										TPI/2P						■	■					
	RDE100.1	■										TPI/2P				■		■	■					
	RDE100.1DHW	■							■			TPI/2P						■	■					
	RDE100.1RFS	■										TPI/2P				■		■	■		■			
	RDD310/EH	■										2P	■ R			■								
	RDE410/EH	■										2P	■ R			■		■	■					
	RDJ100	■										TPI						■						
	RDJ100RF/SET	■										TPI						■			■			
	RAB11.1	■										PID												
	RDH100	■										TPI												
	RDH100RF/SET	■										TPI									■			
	RCU10				■	■		■				2P/PI												
	RCU15				■	■						2P/PI												
	Basic																							
	RAA11	■	■									2P												
	RAA21	■	■									2P												
	RAA31	■	■									2P												
	RAA31.16	■	■									2P												
	RAA31.26	■	■						■	■		2P												
	RAA41			■								2P			■									

(X): X = кол-во выходов R = круглая коробка для скрытого монтажа

1) Любой Вкл/Выкл, 3-точечный, ШИМ или DC сигнал

2) Внешний регулятор уставки через KNX

3) RDG100 подходят для охлаждающих потолков и радиаторов. Для более детальной информации смотрите описания.

4) Возможно только с 6-ходовыми регулируемыми шаровыми клапанами с коммуникацией

Выходы				Входы					Питание	Пользовательский интерфейс									
Вкл/Выкл	ШИМ	3-точечный	DC 0...10 В	Переключатель рабочего режима / дистанционное управление	Датчик присутствия	Датчик переключения нагрева/охлаждения	Внешний датчик или датчик температуры внешнего воздуха	Внешний регулятор уставки	Питание	Приложение для удаленной работы ⁵⁾	Сенсорный экран	Поворотная клавиша уставки	Кнопка уставки	Кнопка режима работы (В)/ переключатель (S)	Цифровой дисплей (LCD), Светодиод (LED)	Программная ручка и ползунок	Аналоговые часы	Подсветка	Прочее
	■				■	■	■		AC 230 В	■	■			В	LCD			■	Кнопка Green Leaf и "Отсутствие"
(7) ¹⁾	(4) ¹⁾	(2) ¹⁾	(1)	■		■	■	■ ²⁾	AC 24 В/ AC 230 В			■		В	LCD			■	Сенсорные клавиши для настройки и управления, приложение для смартфонов РСТ go, возможность настройки без подачи питания, в коробке
(3) ¹⁾			(4) ¹⁾	■		■	■	■ ²⁾	AC 24 В			■		В	LCD			■	Сенсорные клавиши для настройки и управления, приложение для смартфонов РСТ go, возможность настройки без подачи питания, в коробке
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾		■	■	■	■		AC 230 В		■				LCD			■	
■				■					Батарея				■	В	LCD	■		■	
■				■					Батарея				■	В	LCD	■		■	
■				■					Батарея					В	LCD	■		■	
■		■		■					Батарея				■	В	LCD	■		■	
(3) ¹⁾	(2) ¹⁾	(2) ¹⁾	(2) ¹⁾	■		■	■	■	AC 230 В			■		В	LCD			■	Кнопки врем. программы
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾		■	■	■	■		AC 230 В		■				LCD			■	
■									AC 230 В				■	В	LCD				
■									Батарея				■	В	LCD				
■									Батарея				■	В	LCD				
■									Батарея				■	В	LCD				
■									Батарея				■	В	LCD				Опт. запуск/останов
■				■					Батарея				■	В	LCD				Опт. запуск/останов
■									Батарея				■	В	LCD				Опт. запуск/останов
■				■					Батарея				■	В	LCD				Опт. запуск/останов
■									AC 230 В				■	В	LCD	■		■	
■									AC 230 В				■	В	LCD	■		■	
■									Батарея		■			S	LCD	■			
■									Батарея		■			S	LCD	■			
■									Батарея		■			S			■		
■									Батарея		■				LCD				
■									Батарея		■				LCD				
(2) ¹⁾	(2) ¹⁾			■					AC 230 В		■								
(2) ¹⁾	(2) ¹⁾			■			■		AC 24 В		■								
1									AC 23...250 В										
1									AC 23...250 В		■								
1									AC 230 В		■								Переключатель вкл/откл
1									AC 230 В		■				LED				Переключатель вкл/откл
2									AC 230 В		■				LED				Переключатель вкл/откл
1									AC 23...250 В		■								Переключ. Нагр-Откл-Охл

5) Для работы, мониторинга и настройки дополнительных функций

Комнатные термостаты для фанкойлов и конвекторов

		Приложения									Функции															
		2-трубные / только нагрев	2-трубные / только охлаждение	2-трубные / нагрев или охлаждение	2-трубные с электроподогревом	2-трубные с радиатором	4-трубные охлаждение и нагрев	4-трубные с электроподогревом	2-ступенчатые / нагрев или охлаждение	Регулирование влажности воздуха	Алгоритм управления	Master / Slave	Попутоленный монтаж	Автоматическое переключение режимов отопления/охлаждения	Ручное переключение режимов отопления/охлаждения	Ограничение подогрева пола	Ручное управление вентилятором Вкл/П/III	Автоматическое управление скоростью вентиляторов	3- или 1-скоростной вентилятор	Управление 0-10В DC для вентилятора	Функция вентиляции	Недельное расписание	Работа вентилятора, включение / отключение	ИК-пульт дистанционного управления	Управление жалюзи	Коммуникационный протокол
Фанкойлы	С коммуникацией																									
	RDG200KN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2P/PI			■	■	■	■	■	■	■			■			KNX
	RDG260KN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2P/PI			■	■	■	■	■	■	■			■			KNX
	RDF600KN	■	■	■	■		■				2P/PI	■ R	■	■	■	■	■	■	■			■				KNX
	RDF600KN/S	■	■	■	■		■				2P/PI	■ R	■	■	■	■	■	■	■			■		■		KNX
	RDF800KN	■	■	■	■		■				2P/PI	■ R	■	■	■	■	■	■	■			■				KNX
	RDF302	■	■	■	■		■				2P/PI	■	■	■	■	■	■	■	■							M-Bus
	Premium																									
	RDG100	■	■	■	■	■	■	■	■		2P/PI			■	■	■	■	■	■				■			
	RDG100T ⁴⁾	■	■	■	■	■	■	■	■		2P/PI			■	■	■	■	■	■			■ ⁵⁾	■	■		
	RDG110	■	■	■	■	■	■		■		2P			■	■	■	■	■	■				■			
	RDG160T ⁴⁾	■	■	■	■	■	■		■		2P/PI			■	■	■	■	■	■	■		■ ⁵⁾	■			
	RDF600	■	■	■	■		■				2P/PI	■ R	■	■	■	■	■	■	■							
	RDF600T	■	■	■	■		■				2P/PI	■ R	■	■	■	■	■	■	■			■		■		
	RDF800	■	■	■	■		■				2P/PI	■ R	■	■	■	■	■	■	■				■			
	RDF300.02	■	■	■	■		■				2P/PI	■	■	■	■	■	■	■	■							
	RDF340	■	■	■	■		■				P/PI	■	■	■	■	■	■	■	■							
	Standard																									
	RDF110	■	■	■							2P				■		■	■	■							
	RDF110.2			■							2P			■			■	■	■							
	RDF310.2/MM	■	■	■							2P	■	■				■	■	■							
	RDF510	■	■	■							2P	■	■				■	■								
	RDF530	■	■		■		■				2P	■	■	■			■	■								
	RCC10	■	■	■							2P				■		■		■							
	RCC20				■						2P				■		■		■							
	RCC30					■	■				2P				■		■		■							
	Basic																									
	RAB11			■							2P			■			■		■							
	RAB11.1			■							2P			■			■		■							
	RAB21	■	■	■							2P						■		■							
	RAB31						■				2P			■			■		■							
	RAB31.1						■				2P			■			■		■							
	RAB91										No						■		■							

(X): X = кол-во выходов R = круглая коробка для скрытого монтажа

1) Любой Вкл/Выкл, 3-точечный, ШИМ или DC-сигнал

2) Управление вентилятором DC 0...10 В

3) Датчик температуры вытяжного воздуха или датчик переключения нагрева / охлаждения

4) С запасом хода для часов при сбое питания

5) Временную программу можно отключить

6) Возможно также с комби-клапаном (PICV) и 6-ходовым шаровым клапаном

Выходы				Входы						Питание	Пользовательский интерфейс									
Вкл/Выкл	ШИМ	3-точечный	DC 0 ... 10 В	KNX-датчик	Мультифункциональные входы	Переключение режимов работы	Датчик присутствия	Датчик температуры вытяжного воздуха	Датчик переключения нагрева/охлаждения	Питание	Сенсорный экран	Поворотная клавиша уставки	Кнопка уставки	Переключатель скорости вентилятора	Кнопка скорости вентилятора	Кнопка режима работы	Дисплей (LCD), Светодиод (LED)	Подсветка	Прочее	
(7) ¹⁾	(4) ¹⁾	(2) ¹⁾	(1)		■	■		■	■	AC 24 В/ AC 230 В		■			■	■	LCD	■	Сенсорные клавиши для настройки и управления, приложение для смартфонов PCT go, возможность настройки без подачи питания, в коробке	
(3) ¹⁾			(4) ¹⁾		■	■		■	■	AC 24 В		■			■	■	LCD	■	Сенсорные клавиши для настройки и управления, приложение для смартфонов PCT go, возможность настройки без подачи питания, в коробке	
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾			■	■	■	■	■	AC 230 В			■		■	■	LCD	■		
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾			■	■	■	■	■	AC 230 В			■		■	■	LCD	■		
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾			■	■	■	■	■	AC 230 В	■						LCD			
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾			■	■		■	■	AC 230 В					■	■	LCD	■		
(3) ¹⁾	(2) ¹⁾	(2) ¹⁾			■	■		■	■	AC 230 В		■			■	■	LCD	■		
(3) ¹⁾	(2) ¹⁾	(2) ¹⁾			■	■		■	■	AC 230 В		■			■	■	LCD	■	Кнопки врем. программы	
(2)					■	■		■	■	AC 230 В		■			■	■	LCD	■		
(2) ¹⁾			(2) ¹⁾		■	■		■	■	AC 24 В		■			■	■	LCD	■		
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾			■	■		■	■	AC 230 В			■		■	■	LCD	■		
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾			■	■		■	■	AC 230 В			■		■	■	LCD	■	Кнопки врем. программы	
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾			■	■	■	■	■	AC 230 В	■						LCD	■		
(2) ¹⁾		(1) ¹⁾			■	■		■	■	AC 230 В			■		■	■	LCD	■		
			(2)		■	■		■	■	AC 24 В			■		■	■	LCD			
(1)						■		■ ³⁾	■ ³⁾	AC 230 В			■		■		LCD			
(1)										AC 230 В			■		■		LCD		Кнопка Нагр-Охл	
(1)										AC 230 В			■		■		LCD		Кнопка Нагр-Охл	
(1)										AC 230 В			■		■		LCD	■	Кнопка Нагр-Охл	
(2)										AC 230 В			■		■		LCD	■	Кнопка Нагр-Охл	
(1)						■		■	■	AC 230 В		■		■			LCD			
(2)						■		■	■	AC 230 В		■		■			LCD			
(2)						■		■		AC 230 В		■		■			LCD			
(1)										AC 24 ... 250 В		■		■					Перекл Нагр-Охл-СО	
(1)										AC 24 ... 250 В		■		■					Перекл Вентиляция-Нагр-Охл	
(1)										AC 24 ... 250 В		■		■						
(2)										AC 24 ... 250 В		■		■					Перекл Нагр-Охл-СО	
(1)										AC 24 ... 250 В		■		■					Перекл Нагр-Вентиляция-Охл-СО	
										AC 24 ... 250 В				■						

Новый смарт-термостат RDS110R



Приложение для Смарт-термостата

Смарт-термостат RDS110.R

Смарт-ресивер RCR114.1

Смарт-привод клапана SSA911.01TH

Мы заботимся об окружающей среде и энергозатратах. Можем ли мы совместить комфорт с заботой в наших домах? Определенно, да!

Отопление составляет 64% энергопотребления, поэтому принципиально важно правильно управлять и эксплуатировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования в доме. В этой связи смарт-термостат является очевидным способом для энергосбережения. Пока дома сохраняется идеальный микроклимат, экономится до 15% энергии. Жители отдают предпочтение «умным» технологиям для своих домов, получая неоспоримые преимущества: экономия энергии и затрат, а также повышенный комфорт в помещении.

Смарт-термостат управляет клапанами радиаторов, бойлерами, ГВС, или осушителями и увлажнителями.



Получить
информацию о
продукции с
помощью
приложения
"Scan to HIT"




Частотные преобразователи G120P

Специальные решения для систем вентиляции и отопления
www.siemens.com/G120P

SIEMENS


Основные функции частотного преобразователя G120P



Модульная структура – для гибкого и простого проектирования систем


Частотный преобразователь G120P состоит из силового модуля, управляющего модуля и панели оператора двух типов либо глухой крышки. Это даёт целый ряд преимуществ:

- состав комплекта соответствует задачам;
- возможность поэлементной замены,
- не требует перепараметрирования при замене силового модуля
- гибкость в эксплуатации и обслуживании,
- снижение затрат.



Снижение затрат на ввод в эксплуатацию – Базовая панель оператора (BOP-2)

BOP-2 – это базовая панель оператора IP55. Панель подойдет для программирования привода без использования функций IOP-2-BT, так и для использующих ПО STARTER. Простое удобное меню позволяет быстро ориентироваться и получать доступ к часто используемым параметрам.



Интуитивно понятные помощники и графика – Интеллектуальная панель оператора (IOP-2-BT)

IOP-2-BT – это интеллектуальная панель оператора IP54. В дополнение к функциональности BOP она обладает графическим дисплеем с чётким текстом, настраиваемым языком меню и контекстной справкой. Также в неё включены помощники и функция вывода трендов, что позволяет легко вводить преобразователь в эксплуатацию и проводить диагностику на месте.



Простота и удобства с самого начала – программное обеспечение STARTER и карта памяти MMC


Удобное программное обеспечение STARTER для запуска преобразователя с помощью ноутбука. Программа имеет удобные меню для ввода в эксплуатацию, оптимизации и диагностики. Опциональная карта памяти MMC позволяет клонировать конфигурацию и делать резервные копии, например, при замене привода.






**Дополнительные компоненты не требуются –
все стандарты уже соблюдены**

G120P доступен с фильтрами ЭМИ классов А или В, сертифицированным по стандартам CE, RCM и EN, поэтому преобразователь можно применять в любых типах зданий. По технологии малых гармоник LHT осуществляется защита электросети здания от высокочастотных помех.




**Интегрируется в любую систему –
множество возможных способов коммуникации**

Стандарты коммуникации USS, Modbus RTU и BACnet MS/TP и опциональные CANopen и PROFIBUS позволяют легко интегрировать преобразователь в большинство систем управления зданием, таких как Desigo™ от «Сименс». Значения входов и выходов могут передаваться по шине, поэтому преобразователь может выступать в роли модуля ввода-вывода.




**Универсальность во всём –
входы/выходы для любых приложений и систем**

G120P обладает большим количеством входов, выходов и функций: (6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO), включая 2 входа для датчиков температуры, 4 независимых ПИД-регулятора. Предусмотрены уставки "день/ночь" и многие другие функции, необходимые для ОВК. Например, G120P может в качестве автономной системы обслуживать простую двухзонную вентиляционную систему или трехзонную лестничную систему герметизации для безопасной эвакуации из здания.



**Гибкость и простота разработки –
контроллер с программируемыми функциональными блоками**

Сложные задачи управления могут быть легко реализованы с помощью контроллера. Встроенные свободно программируемые логические функциональные блоки снижают потребность в дополнительных внешних элементах управления. Никаких других инвестиций не требуется – даже в сложных приложениях.





Частотные преобразователи G120P

Модель	Заказной номер	Класс фильтра	IP	Размер	Мощность кВт
G120P-0.75/35A	6SL3200-6AM12-2AH0	A	IP55	A	0,75
G120P-1.1/35A	6SL3200-6AM13-1AH0	A	IP55	A	1,1
G120P-1.5/35A	6SL3200-6AM14-1AH0	A	IP55	A	1,5
G120P-2.2/35A	6SL3200-6AM15-8AH0	A	IP55	A	2,2
G120P-3/35A	6SL3200-6AM17-7AH0	A	IP55	A	3
G120P-4/35A	6SL3200-6AM21-0AH0	A	IP55	B	4
G120P-5.5/35A	6SL3200-6AM21-3AH0	A	IP55	B	5,5
G120P-7.5/35A	6SL3200-6AM21-8AH0	A	IP55	B	7,5
G120P-11/35A	6SL3200-6AM22-6AH0	A	IP55	C	11
G120P-15/35A	6SL3200-6AM23-2AH0	A	IP55	C	15
G120P-18.5/35A	6SL3200-6AM23-8AH0	A	IP55	C	18,5
G120P-22/35A	6SL3200-6AM24-5AH0	A	IP55	D	22
G120P-30/35A	6SL3200-6AM26-0AH0	A	IP55	D	30
G120P-37/35A	6SL3200-6AM27-5AH0	A	IP55	E	37
G120P-45/35A	6SL3200-6AM28-8AH0	A	IP55	E	45
G120P-55/35A	6SL3200-6AM31-1AH0	A	IP55	F	55
G120P-75/35A	6SL3200-6AM31-4AH0	A	IP55	F	75
G120P-90/35A	6SL3200-6AM31-7AH0	A	IP55	F	90
G120P-0.75/35B	6SL3200-6AM12-2BH0	B	IP55	A	0,75
G120P-1.1/35B	6SL3200-6AM13-1BH0	B	IP55	A	1,1
G120P-1.5/35B	6SL3200-6AM14-1BH0	B	IP55	A	1,5
G120P-2.2/35B	6SL3200-6AM15-8BH0	B	IP55	A	2,2
G120P-3/35B	6SL3200-6AM17-7BH0	B	IP55	A	3
G120P-4/35B	6SL3200-6AM21-0BH0	B	IP55	B	4
G120P-5.5/35B	6SL3200-6AM21-3BH0	B	IP55	B	5,5
G120P-7.5/35B	6SL3200-6AM21-8BH0	B	IP55	B	7,5
G120P-11/35B	6SL3200-6AM22-6BH0	B	IP55	C	11
G120P-15/35B	6SL3200-6AM23-2BH0	B	IP55	C	15
G120P-18.5/35B	6SL3200-6AM23-8BH0	B	IP55	C	18,5
G120P-22/35B	6SL3200-6AM24-5BH0	B	IP55	D	22
G120P-30/35B	6SL3200-6AM26-0BH0	B	IP55	D	30
G120P-37/35B	6SL3200-6AM27-5BH0	B	IP55	E	37
G120P-45/35B	6SL3200-6AM28-8BH0	B	IP55	E	45
G120P-55/35B	6SL3200-6AM31-1BH0	B	IP55	F	55
G120P-75/35B	6SL3200-6AM31-4BH0	B	IP55	F	75
G120P-90/35B	6SL3200-6AM31-7BH0	B	IP55	F	90

Модель	Заказной номер	Класс фильтра	IP	Размер	Мощность кВт
G120P-0.75/32A	6SL3200-6AE12-2AH0	A	IP20	A	0,75
G120P-1.1/32A	6SL3200-6AE13-1AH0	A	IP20	A	1,1
G120P-1.5/32A	6SL3200-6AE14-1AH0	A	IP20	A	1,5
G120P-2.2/32A	6SL3200-6AE15-8AH0	A	IP20	A	2,2
G120P-3/32A	6SL3200-6AE17-7AH0	A	IP20	A	3
G120P-4/32A	6SL3200-6AE21-0AH0	A	IP20	B	4
G120P-5.5/32A	6SL3200-6AE21-3AH0	A	IP20	B	5,5
G120P-7.5/32A	6SL3200-6AE21-8AH0	A	IP20	B	7,5
G120P-11/32A	6SL3200-6AE22-6AH0	A	IP20	C	11
G120P-15/32A	6SL3200-6AE23-2AH0	A	IP20	C	15
G120P-18.5/32A	6SL3200-6AE23-8AH0	A	IP20	C	18,5
G120P-22/32A	6SL3200-6AE24-5AH0	A	IP20	D	22
G120P-30/32A	6SL3200-6AE26-0AH0	A	IP20	D	30
G120P-37/32A	6SL3200-6AE27-5AH0	A	IP20	E	37
G120P-45/32A	6SL3200-6AE28-8AH0	A	IP20	E	45
G120P-55/32A	6SL3200-6AE31-1AH0	A	IP20	F	55
G120P-75/32A	6SL3200-6AE31-4AH0	A	IP20	F	75
G120P-0.75/32B	6SL3200-6AE12-2BH0	B	IP20	A	0,75
G120P-1.1/32B	6SL3200-6AE13-1BH0	B	IP20	A	1,1
G120P-1.5/32B	6SL3200-6AE14-1BH0	B	IP20	A	1,5
G120P-2.2/32B	6SL3200-6AE15-8BH0	B	IP20	A	2,2
G120P-3/32B	6SL3200-6AE17-7BH0	B	IP20	A	3
G120P-4/32B	6SL3200-6AE21-0BH0	B	IP20	B	4
G120P-5.5/32B	6SL3200-6AE21-3BH0	B	IP20	B	5,5
G120P-7.5/32B	6SL3200-6AE21-8BH0	B	IP20	B	7,5
G120P-11/32B	6SL3200-6AE22-6BH0	B	IP20	C	11
G120P-15/32B	6SL3200-6AE23-2BH0	B	IP20	C	15
G120P-18.5/32B	6SL3200-6AE23-8BH0	B	IP20	C	18,5
G120P-22/32B	6SL3200-6AE24-5BH0	B	IP20	D	22
G120P-30/32B	6SL3200-6AE26-0BH0	B	IP20	D	30
G120P-37/32B	6SL3200-6AE27-5BH0	B	IP20	E	37
G120P-45/32B	6SL3200-6AE28-8BH0	B	IP20	E	45
G120P-55/32B	6SL3200-6AE31-1BH0	B	IP20	F	55
G120P-75/32B	6SL3200-6AE31-4BH0	B	IP20	F	75

Аксессуары и запасные части G120P

Модель	Заказной номер	Описание
G120P-BOP-2	6SL3255-6AA00-4CA0	Базовая панель оператора (BOP-2), IP20 / IP55
G120P-IOP-2-BT	6SL3255-6AA00-4JA2	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА, IP20/IP55
G120P-SAM	6SL3255-6AA00-5AA0	Модуль для удаленного подключения
G120P-BCover	6SL3256-6BA00-0AA0	Глухая крышка для силового модуля PM230, степень защиты IP55 / UL TYPE12
G120P-Door-Kit	6SL3256-6AP00-0JA0	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИОР ЛИБО BOP-2 НА ДВЕРЬ
G120P-PC-Kit	6SL3255-0AA00-2CA0	Комплект KIT-2 для подключения к ПК: DVD с ПО наладки и кабель USB (3 м) для CU230P-2
G120P-MMC-Card	6SL3254-0AM00-0AA0	Карта памяти MMC для записи параметров
G120P-Starter	6SL3072-0AA00-0AG0	ПО STARTER для запуска, наладки и обслуживания SINAMICS и Micromaster. Версия V4.3.2 для Windows 2000 SP4, Windows Server 2003 SP2, Windows XP Prof SP3, Windows 7 Prof. (32 BIT) и Windows 7 Ultimate (32 BIT). Для обладателей лицензии доступны онлайн-обновления
TXI1.OPEN	S55661-J100	Модуль TX OPEN для интеграции в Desigo
CU230P-2 DP	6SL3243-0BB30-1PA2	Модуль управления CU230P-2 DP с PROFIBUS DP. I/O: 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO, 1 вход датчика температуры мотора, 2 PSU-OUT (DC 10 В, DC 24 В), 1 PSU-IN (DC 24 В), USB- и MMC-разъём
CU230P-2 CAN	6SL3243-0BB30-1CA2	"Модуль управления CU230P-2 CAN с CANOPEN. I/O: 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO, 1 вход датчика температуры мотора, 2 PSU-OUT (DC 10 В, DC 24 В), 1 PSU-IN (DC 24 В), USB- и MMC-разъём"
CU230P-2 BT	6SL3243-6BB30-1HA2	Модуль управления CU230P-2 BT с USS, MODBUS RTU, BACNET MS/TP. I/O: 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO, 1 вход датчика температуры мотора, 2 PSU-OUT (DC 10 В, DC 24 В), 1 PSU-IN (DC 24 В), USB- и MMC-разъём.
G120P-CUScreen	6SL3264-1EA00-0FA0	Комплект экранирования KIT-1 для модуля управления CU230P-2, состав: экранирующая пластина и крепёжные элементы
G120P-MSetFSA-IP55	6SL3200-0SK02-0AA0	Мелкие детали для монтажа силового модуля PM230 IP55 / UL Тип 12 FSA
G120P-MSetFSB-IP55	6SL3200-0SK03-0AA0	Мелкие детали для монтажа силового модуля PM230 IP55 / UL Тип 12 FSB
G120P-MSetFSC-IP55	6SL3200-0SK04-0AA0	Мелкие детали для монтажа силового модуля PM230 IP55 / UL Тип 12 FSC
G120P-MSetFSD-IP55	6SL3200-0SK05-0AA0	Мелкие детали для монтажа силового модуля IP55 / UL Тип 12 FSD
G120P-MSetFSE-IP55	6SL3200-0SK06-0AA0	Мелкие детали для монтажа силового модуля PM230 IP55 / UL Тип 12 FSE
G120P-MSetFSF-IP55	6SL3200-0SK07-0AA0	Мелкие детали для монтажа силового модуля PM230 IP55 / UL Тип 12 FSF
G120P-FExtFSA-IP55	6SL3200-0SF21-0AA0	Внешний модуль вентилятора для PM230 IP55/UL Тип 12 FSA и PM2x0-2 Push-Through FSA
G120P-FExtFSB-IP55	6SL3200-0SF22-0AA0	Внешний модуль вентилятора для PM230 IP55/UL Тип 12 FSA и PM2x0-2 Push-Through FSB
G120P-FExtFSC-IP55	6SL3200-0SF23-0AA0	Внешний модуль вентилятора для PM230 IP55/UL Тип 12 FSA и PM2x0-2 Push-Through FSC
G120P-FIntFSAC-IP55	6SL3200-0SF31-0AA0	Внутренний модуль вентилятора PM230 IP55/UL Тип 12 FSA, FSB и FSC
G120P-FExtFSD-IP55	6SL3200-0SF24-0AA0	Внешний модуль вентилятора для PM230 IP55/UL Тип 12 FSD и FSE
G120P-FExtFSF-IP55	6SL3200-0SF26-0AA0	Внешний модуль вентилятора для PM230 IP55/UL Тип 12 FSF
G120P-FIntFSD-IP55	6SL3200-0SF32-0AA0	Внутренний модуль вентилятора PM230 IP55/UL Тип 12 FSD, FSE и FSF



Контроллеры для тепловых пунктов

www.siemens.com/buildingtechnologies-oem

SIEMENS

Synco – контроллеры для ОВК



Синко 700	Модель	Заказной номер	Описание	Входы	Выходы		Питание
				UI	АО	ДО	
	RMH760B-1	RMH760B-1	Модульный контроллер отопления	6	2	5	АС 24 В
	RMK770-1	RMK770-1	Модульный контроллер для управления каскадом котлов	8	2	7	АС 24 В
	RMS705B-1	S55370-C100	Устройство для переключения и контроля	8	4	6	АС 24 В



Синко 700	Модель	Заказной номер	Описание	Входы	Выходы		Питание
				UI	АО	ДО	
	RMZ782B	RMZ782B	Модуль контура отопления	3	1	3	AC 24 В
	RMZ783B	RMZ783B	Модуль ГВС	4	1	5	AC 24 В

Дополнительное оборудование



Синко 700	Модель	Заказной номер	Описание
	RMZ790	RMZ790	Накладной пульт оператора
	RMZ791	RMZ791	Выносной пульт оператора с 3 м кабелем
	RMZ792	RMZ792	Сетевая панель оператора
	OZW722.01	OZW722.01	Веб-сервер для 1 устройства KNX
	OZW722.04	OZW722.04	Веб-сервер для 4 устройств KNX
	OZW722.16	OZW722.16	Веб-сервер для 16 устройств KNX"
	OZW722.250	OZW722.250	Веб-сервер для 250 устройств KNX
	QAW740	QAW740	Комнатный модуль с коммуникацией по шине KNX
	OCI700.1	OCI700.1	Сервисный комплект для KNX/LPB
Синко 700	ACS790	S55800-Y100	Сервисное ПО для пуско-наладки и мониторинга
	RMB795B-1	S55370-C162	Центральный блок управления для комнатных контроллеров и комнатных термостатов



Синко RXB	Модель	Заказной номер	Описание
	RXB21.1/FC-10	RXB21.1/FC-10	Комнатные контроллеры для приложений фанкойлов
	RXB21.1/FC-11	RXB21.1/FC-11	Комнатные контроллеры для приложений фанкойлов
	RXB22.1/FC-12	RXB22.1/FC-12	Комнатные контроллеры для приложений фанкойлов и электронагревателя
Синко RXB	RXB24.1/CC-02	RXB24.1/CC-02	Комнатные контроллеры для охлаждающих потолков и радиаторов

Контроллеры RWD



Модель	Заказной номер	Описание	Входы		Выходы		Питание
			AI	DI	AO	DO	
RWD62	RWD62	Универсальный контроллер (P или PI), один контур управления	2	1	2	-	AC24V
RWD68	RWD68	Универсальный контроллер (P или PI), один контур управления	2	1	1	1	AC24V
RWD82	RWD82	Универсальный контроллер (P или PI), один контур управления	2	1	-	2	AC24V
Устройства стандартной системы мониторинга для контроллеров RWD							
QAX160	S55620-H100	Сенсорная панель с интерфейсом Modbus для стандартной системы мониторинга RWD					
PPM-1U32MPR	S55664-J111	Модуль расширения для контроллеров RWD					
RDF302	S55770-T238	Термостат с интерфейсом Modbus					

Контроллеры SIGMAGYR® RVD



Модель	Приложения					Коммуникация				Общие данные			
	Число контуров отопления смеш./насос.	Котёл (горелка)	Предупреждение	ГВС/солн. коллект.	Насос. станция район. теплоснаб-ния	LPB	M-bus	Modbus	Web-подключение через OZW672	Число запрограммированных приложений	Выбор приложения	Настройка кривой отопления	Габариты устройства (ШхВхГ, в мм)
RVP201..	1	1-ступ.									DIP-перекл.	по наклону	144x96x115
RVP211.	1	1-ступ.		■ б/солн.							DIP-перекл.	по наклону	144x96x115
RVP340	1				■	■			■	2	■	Дискрет.	144x96x109
RVP350	1	2-ступ.		■		■			■	3	■	Дискрет.	144x96x109
RVP360	2	2-ступ.		■		■			■	6	■	Дискрет.	144x96x109
RVD120-A	1			■				■		3	■	Дискрет.	144x96x109
RVD140-A	1			■	■ подпит.			■		8	■	Дискрет.	144x96x109
RVD250-A	1			■	■ подпит.	■	■ ведом.			28	■	Дискрет.	144x96x109
RVD260-A	2			■	■ подпит.	■	■ ведом.		■	14	■	Дискрет.	144x96x109

Контроллеры Climatix также подходят для управления ИТП.

Для более подробной информации смотрите раздел «Контроллеры для систем вентиляции»



Получить
информацию о
продукции с
помощью
приложения
"Scan to HIT"



Контроллеры для систем вентиляции

Продукция адаптирована для систем ОВиК и в соответствии с потребностями
ОЕМ-производителей

www.siemens.com/buildingtechnologies-oem

SIEMENS

Climatix – адаптированный для систем ОВиК и в соответствии с потребностями OEM-производителей

	Climatix 400 и C400	Climatix C600
	 Компактные и гибкие	 Гибкие и модульные
Компактный дизайн	■	■
Широкий диапазон рабочих температур	■	■
Часы реального времени, функции расписания и календаря	■	■
Гибкость благодаря универсальным входам / выходам		■
Модули расширения входов / выходов		■
Выходы для управления электронными расширительными клапанами	■	■
Modbus RTU, BACnet MS/TP, M-bus, LON	■	■
Шина Process bus для комнатных модулей, HMI панелей и датчиков	■	■
Ethernet для Modbus, BACnet, OPC, JSON	■	■
Web-сервер для мониторинга		■
Smart HMI	■	■
Ноу-хау и защита приложения	■	■
Подключение через USB-порт для инженерных инструментов	■	■
SD-карта для обновления ПО контроллера	■	■
Облачный сервис Climatix IC	■	■
Простая интеграция в Desigo CC	■	■



Climatix IC – система для удаленного обслуживания

Удаленная поддержка объекта – в любое время из любого места

Системы ОВК часто располагаются далеко от компаний, поставляющих и запускающих эти системы. Это может привести к высоким затратам на обслуживание и дорогу до объекта, которых можно избежать, особенно в гарантийный период. Climatix IC облегчает диагностику, настройку и обновление системы из любого места, и для этого не требуется присутствие сервисного инженера. Но если все-таки потребуется выезд, то полученные удаленно данные помогут выполнить работу наиболее эффективно.

Подключение – просто и результативно

Сегодня большая часть контроллеров Climatix оборудована встроенным IP-интерфейсом. Благодаря этому контроллер автоматически подключается к облачному сервису Climatix IC без необходимости программирования и настройки.

Web-интерфейс – всегда в актуальном состоянии

Climatix IC работает через стандартные Web-браузеры. Сервисный инженер должен зайти на портал с помощью ПК, планшета или смартфона, после чего он получает доступ к установке напрямую. Нет необходимости использовать специальные кабели или устанавливать дополнительное оборудование.

Сбор и обработка данных в течение всего жизненного цикла работы установки

Значимое преимущество, которое дает система удаленного обслуживания Climatix IC, – это сбор и обработка данных со всех установок в течение всего жизненного цикла (периода обслуживания). Эти данные доступны в любое время для выполнения необходимых расчетов или для получения важной информации о работе установки. Climatix IC – это идеальный инструмент, позволяющий сократить затраты на обслуживание в долгосрочной перспективе, и для поиска новых направлений развития бизнеса.

Преимущества

- Удаленный доступ для диагностики, оптимизации и обслуживания
- Значительное сокращение затрат
- Повышение удовлетворенности заказчика благодаря уменьшению времени ответа и обслуживания
- Простота подключения: контроллеры Climatix подключаются напрямую к интернету
- Хранение данных состояния установки

IC20.500 Commercial HVAC	Service+ Manage
IC20.400 Light commercial and residential HVAC	Service+ Manage
IC20.300 Residential HVAC	Service+ Manage
IC20.100 Get connected	Basic

Контроллеры Climatix

			Lg-Ni1000	Pt1000	NTC	0...10 В DC	0/4...20 мА	Дискретный вход	0...10 В DC	0/4...20 мА	Дискретный выход	Всего входов-выходов	ИБП при сбое питания	
			Входы						Выходы					
 POL4..	POL424.50/STD	5	5		2		6	3		7	21			
	POL424.70/STD	5	5		2		6	3		7	21			
 POL46..	POL461.45/STD			8	2		6	5		9	28			
	POL468.65/STD			8	2		6	5		9	29			
	POL467.75/STD			8	2		6	5		9	30			
 POL6..	POL648.10/STD	11	11	11	8	8	15	8	2	10	21			
	POL648.80/STD	11	11	11	8	8	15	8	2	10	21			
	POL688.10/STD	11	11	11	8	8	17	8	2	14	27			
	POL688.80/STD	11	11	11	8	8	17	8	2	14	27			
	POL698.10/STD	11	11	11	8	8	15	8	2	14	29			
	POL698.80/STD	11	11	11	8	8	15	8	2	14	29			
	POL69U.10/STD	11	11	11	8	8	15	8	2	14	29	+		
	POL69U.80/STD	11	11	11	8	8	15	8	2	14	29	+		
 POL9..	POL925.00/STD						6				6			
	POL945.00/STD			4						4	8			
	POL955.00/STD	8	8	8	8	8	8	2	8	4	14			
	POL965.00/STD	8	8	8	8	8	9	8	4	10	15			
	POL985.00/STD	8	8	11	8	8	13	8	4	14	26			

	Micro USB	USB A	Порт для HMI (на RJ45)	SD-карта	Часы реального времени	Встроенный HMI	Ethernet порт	Макс. кол-во модулей вх/вых	Макс. кол-во модулей коммуникации	Modbus RTU	Modbus TCP/IP	BACnet MS/TP	BACnet IP	Process Bus	LON	M-bus
	Порты и прочее							Расширение		Коммуникация						
			+	+	+			0	0	+				+		
			+	+	+	+		0	0	+				+		
		+	+		+		+	1	0	+		+				
		+	+		+		+	1	0	+		+				
		+	+		+		+	1	0	+		+				+
	+	+	+	+	+		+	31	2	+	+	+	+	+		
	+	+	+	+	+	+	+	31	2	+	+	+	+	+		
	+	+	+	+	+		+	31	2	+	+	+	+	+		
	+	+	+	+	+	+	+	31	2	+	+	+	+	+		
	+	+	+	+	+		+	31	2	+	+	+	+	+		
	+	+	+	+	+	+	+	31	2	+	+	+	+	+		
	+	+	+	+	+		+	31	2	+	+	+	+	+		
	+	+	+	+	+	+	+	31	2	+	+	+	+	+		

Synco – контроллеры для ОВК



Synco 100	Модель	Заказной номер	Описание	Питание
	RLE132	RLE132	Погружной контроллер температуры (3-точечный управляющий сигнал)	AC 24 В
	RLE162	RLE162	Погружной контроллер температуры	AC 24 В
	RLA162	RLA162	Контроллер комнатной температуры	AC 24 В
	RLM162	RLM162	Контроллер температуры в воздуховоде	AC 24 В



Synco 200	Модель	Заказной номер	Описание	Входы	Выходы		Питание
				UI	AO	DO	
	RLU202	RLU202	Универсальный контроллер, 1 контур регулирования	4	-	2	AC 24 В
	RLU220	RLU220	Универсальный контроллер, 1 контур регулирования	4	2	-	AC 24 В
	RLU222	RLU222	Универсальный контроллер, 2 контура регулирования	4	2	2	AC 24 В
	RLU232	RLU232	Универсальный контроллер, 2 контура регулирования	5	3	2	AC 24 В
	RLU236	RLU236	Универсальный контроллер, 2 контура регулирования	5	3	6	AC 24 В



Synco 700	Модель	Заказной номер	Описание	Входы		Выходы		Питание
				UI	AO	DO		
	RMU710B-1	RMU710B-1	Универсальный контроллер, 1 контур	6	2	2	AC 24 В	
	RMU720B-1	RMU720B-1	Универсальный контроллер, 2 контура	8	3	4	AC 24 В	
	RMU730B-1	RMU730B-1	Универсальный контроллер, 3 контура	8	4	6	AC 24 В	



Синко 700	Модель	Заказной номер	Описание	Входы	Выходы		Питание
				UI	АО	DO	
	RMZ785	RMZ785	Универсальный модуль (8UI)	8	-	-	AC 24 В
	RMZ787	RMZ787	Универсальный модуль (4UI, 4DO)	4	-	4	AC 24 В
	RMZ788	RMZ788	Универсальный модуль (4UI, 2АО, 2DO)	4	2	2	AC 24 В
	RMZ789	RMZ789	Универсальный модуль (6UI, 2АО, 4DO)	6	2	4	AC 24 В

Коммуникационные модули



Модель	Описание	Заказной номер
POL902 – Modbus RTU	- Интеграция в CV3 по Modbus RTU - 2 порта RS-485 Modbus RTU slaves - Гальванически изолированы - Штекеры в комплекте	POL902.00/STD
POL904 – BACnet MSTP	- Интеграция в CV3 по BACnet MSTP - Поддержка режима расписания работы и тревог - Одобрено BTL - Настройка через HMI - Штекеры в комплекте	POL904.00/STD
POL906 – LON	- Интеграция в CV3 по LON - Гальванически изолированы - Настройка через LON-инструменты - Штекеры в комплекте	POL906.00/STD
POL907 - M-Bus	- Гальванически изолированный порт - Подключение до 6 M-bus устройств - До 64 M-bus устройств с повторителем M-bus - Защита от короткого замыкания питания шины - Штекеры в комплекте	POL907.00/STD
POL908 - BACnet IP	- Интеграция в CV3 по BACnet IP - Поддержка режима расписания работы и тревог - Одобрено BTL - Настройка через Ethernet или HMI - Светодиодный индикатор	POL908.00/STD
POL909 - Расширенный Web модуль	- Включает мощный web-сервер - Поддержка ASP - Стандартный ограниченный SCADA пакет - Мониторинг трендов и функций - Поддержка модемного соединения - Поддержка диалога при установке - Администрирование доступа - Светодиодный индикатор - *POL909.80/STD WEB+BACnet	POL909.50/STD POL909.80/STD*


Аксессуары

Модель	Описание	Заказной номер
POL042.25/STD	Набор винтовых клемм для POL42X.X	S55843-Z422-F100
POL064.85/STD	Набор винтовых клемм для POL648.XX	S55843-Z648-F100
POL064.86/STD	Набор пружинных клемм для POL648	S55843-Z648-G100
POL068.75/STD	Набор винтовых клемм для POL687	S55843-Z687-F100
POL068.76/STD	Набор пружинных клемм для POL68X	BPZ:POL068.76/STD
POL068.85/STD	Набор винтовых клемм для POL688	S55843-Z688-F100
POL068.86/STD	Набор пружинных клемм для POL688	S55843-Z688-G100
POL069.85/STD	Набор винтовых клемм для POL69x	S55843-Z698-F100
POL069.86/STD	Набор пружинных клемм для POL69x	S55843-Z698-G100
POL092.55/STD	Набор винтовых клемм для POL925	S55843-Z925-F100
POL092.56/STD	Набор пружинных клемм для POL925	BPZ:POL092.56/STD
POL094.55/STD	Набор винтовых клемм для POL945	S55843-Z945-F100
POL094.56/STD	Набор винтовых клемм для POL945	BPZ:POL094.56/STD
POL095.55/STD	Набор винтовых клемм для POL955	S55843-Z955-F100
POL095.56/STD	Набор пружинных клемм для POL955	S55843-Z955-G100
POL096.55/STD	Набор винтовых клемм для POL965	S55843-Z965-F100
POL096.56/STD	Набор пружинных клемм для POL965	BPZ:POL096.56/STD
POL098.55/STD	Набор винтовых клемм для POL985	S55843-Z985-F100
POL098.56/STD	Набор винтовых клемм для POL985	BPZ:POL098.56/STD
POL002.43/STD	Разъемы для проводного расширения модулей вх./вых. POL	S55843-Z124-D100
POL0B5.55/STD	Блок питания 24 В DC / 75 Вт	S55843-Z555-F100

Выносные панели управления



Модель	Описание	Заказной номер
POL822 (HMI-SG)	Модуль комнатный для контроллеров Climatix, с расписанием - Сегментированный LCD - Встроенный датчик температуры - 7-дневное расписание	POL822.60/STD
POL871 (HMI-TM)	Панель оператора - 8-строчный дисплей с подсветкой - Подходит для уличного монтажа (IP65) - Обновление через SD-карту на объекте - * POL871.71/STD магнитное крепление	POL871.71/STD* POL871.72/STD
POL895 (HMI-DM)	Панель оператора - 8-строчный с подсветкой - Со встроенным датчиком температуры - Подходит для локальной и удаленной установки - Обновление через SD-карту на объекте	POL895.51/STD
POL8T1 Сенсорные панели	- Сенсорные панели 4.3" и 7" (IP65) - Подключение по Modbus - Ethernet и RS-485 порты - Полностью программируемый интерфейс - Обновление через SD-карту или USB	POL8T1.40/STD (4.3") POL8T1.70/STD (7")
POL8T2.40/STD Емкостная сенсорная панель	- Сенсорная панель (IP65) - Подключение по Modbus - RS-485 порты - USB-интерфейс - Обновление через USB	
POL8T5.70/STD Емкостная сенсорная панель	- Сенсорная панель Cortex A17 - Подключение по Modbus - Ethernet и RS-485 порты - USB-интерфейс - Обновление через SD-карту или USB	



Получить
информацию о
продукции с
помощью
приложения
"Scan to HIT"



Gamma – элементы системы управления зданиями

Решения для управления освещением, жалюзи и электронагрузками на базе протокола KNX.

www.siemens.com/gamma

SIEMENS

Устройства KNX PL-LINK

Внешний вид	Описание	Заказной номер	Модель
	Комнатный модуль с датчиком температуры, управление освещением/жалюзи, белый корпус	S55624-H107	QMX3.P02
	Комнатный модуль с датчиком температуры, управление освещением/жалюзи, чёрный корпус	S55624-H128	QMX3.P02-1BSC
	Комнатный датчик температуры, белый корпус	S55624-H103	QMX3.P30
	Комнатный датчик температуры, чёрный корпус	S55624-H123	QMX3.P30-1BSC
	Комнатный модуль с датчиком температуры, сегментированный дисплей с подсветкой, сенсорные клавиши, белый корпус	S55624-H105	QMX3.P34
	Комнатный модуль с датчиком температуры, сегментированный дисплей с подсветкой, сенсорные клавиши, чёрный корпус	S55624-H126	QMX3.P34-1BSC
	Комнатный модуль с датчиком температуры, сегментированный дисплей с подсветкой, управление освещением/жалюзи, белый корпус	S55624-H108	QMX3.P37
	Комнатный модуль с датчиком температуры, сегментированный дисплей с подсветкой, управление освещением/жалюзи, чёрный корпус	S55624-H129	QMX3.P37-1BSC
	Комнатный датчик температуры и влажности, белый корпус	S55624-H116	QMX3.P40
	Комнатный датчик температуры и влажности, чёрный корпус	S55624-H124	QMX3.P40-1BSC
	Комнатный датчик температуры, влажности и CO ₂ , белый корпус	S55624-H104	QMX3.P70
	Комнатный датчик температуры, влажности и CO ₂ , чёрный корпус	S55624-H125	QMX3.P70-1BSC
	Комнатный модуль с датчиком температуры, влажности и CO ₂ , сегментированный дисплей с подсветкой, управление освещением/жалюзи, белый корпус	S55624-H106	QMX3.P74
	Комнатный модуль с датчиком температуры, влажности и CO ₂ , сегментированный дисплей с подсветкой, управление освещением/жалюзи, чёрный корпус	S55624-H127	QMX3.P74-1BSC

Внешний вид	Описание	Заказной номер	Модель
	Комнатный модуль с датчиком температуры	S55624-H118	QMX2.P33
	Комнатный модуль с датчиком температуры и влажности	S55624-H117	QMX2.P43
	Клавишный интерфейс, 4 дискретных входа	5WG1220-2DB31	UP 220D31
	Датчик освещённости и присутствия	5WG1258-2DB12	UP 258D12
	Датчик освещённости с регулированием освещённости	5WG1255-2DB21	UP 255D21
	Электроmotorный поворотный привод для шаровых клапанов до DN25	S55499-D203	GDB111.9E/KN
	Электроmotorный привод клапана	5WG1562-7AB02	AP 562/02
	Модуль управления шторами, 1 x AC 230 В, 6 А, с монтажной рамкой и интерфейсом BTI	5WG1520-2AB03	UP 520/03
	Модуль управления шторами, 1 x AC 230 В, 6 А	5WG1520-2AB13	UP 520/13
	Модуль управления шторами, 1 x AC 230 В, 6 А	5WG1520-2AB23	RS 520/23
	Универсальный диммер, 1 x AC 230 В, 10 ... 250 Вт, с монтажной рамкой и интерфейсом BTI	5WG1525-2AB03	UP 525/03
	Универсальный диммер, 1 x AC 230 В, 10...250 ВА	5WG1525-2AB13	UP 525/13
	Универсальный диммер, 1 x AC 230 В, 10...250 Вт, (R,L,C-нагрузки)	5WG1525-2AB23	RS 525/23


Внешний вид	Описание	Заказной номер	Модель
	IP-шлюз KNX/BACnet, BACnet Application Specific Controller (B-ASC) для передачи данных из KNX TP в BACnet IP, до 250 объектов BACnet, до 455 подписок BACnet COV, AC/DC 24 V, 40 mA	5WG1143-1AB01	N 143/01
	Шлюз KNX/DALI Встроенный источник питания DALI, напряжение питания AC 110...240 V, 50...60 Hz или DC 120...240 V	5WG1141-1AB31	N 141/31
	Интерфейс USB	5WG1148-1AB12	N 148/12
	Веб-сервер, шлюз KNXnet-IP, установка на DIN-рейку	5WG1151-1AB01	N 151
	Модуль питания DC 29 В, 160 мА с дополнительным недресселированным выходом	5WG1125-1AB02	N 125/02
	Модуль питания DC 29 В, 320 мА с дополнительным недресселированным выходом	5WG1125-1AB12	N 125/12
	Модуль питания DC 29 В, 640 мА с дополнительным недресселированным выходом	5WG1125-1AB22	N 125/22

Дополнительное оборудование

Описание	Заказной номер	Модель
Крышка клеммников DXR.. 110 мм, 2 шт.	S55376-C119	DXA.H110
Крышка клеммников DXR.. 180 мм, 2 шт.	S55376-C120	DXA.H180
Комнатный щиток для быстрого монтажа	5WG1641-3AB01	AP641/01
Защитный корпус для модулей	5WG1118-4AB01	AP118/01

Важные ограничения:

- Контроллеры DXR2.M... не поддерживают сторонние устройства KNX
- Сторонние устройства KNX интегрируются только в ABT Pro



Получить
информацию о
продукции с
помощью
приложения
"Scan to HIT"



Программно-аппаратный комплекс Desigo™

Система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем и систем безопасности здания.

www.siemens.com/desigo

SIEMENS

Контроллеры Desigo PX

	Модель	Заказной номер	Описание	Входы/выходы
	PXC12.D	BPZ:PXC12.D	Контроллер с 12 физическими точками данных, BACnet на LonTalk	UIO=8, DI=2, DO=2
	PXC12-E.D	S55376-C111	Контроллер с 12 физическими точками данных, BACnet на IP	
	PXC22.D	BPZ:PXC22.D	Контроллер с 22 физическими точками данных, BACnet на LonTalk	UIO=16, DO=6
	PXC22-E.D	BPZ:PXC22-E.D	Контроллер с 22 физическими точками данных, BACnet на IP	
	PXC22.1.D	S55372-C118	Контроллер с 22 физическими точками данных, с возможностью расширения количества точек при помощи модулей TX-I/O и/или TX Open. BACnet на LonTalk	UIO=16, DO=6 Возможность расширения модулями TX-I/O и TX Open. Максимальное количество физических точек - 38. Максимально количество физических и интеграционных точек - 400
	PXC22.1-E.D	S55372-C119	Контроллер с 22 физическими точками данных, с возможностью расширения количества точек при помощи модулей TX-I/O и/или TX Open. BACnet на IP	
	PXC36.1.D	S55372-C120	Контроллер с 36 физическими точками данных, с возможностью расширения количества точек при помощи модулей TX-I/O и/или TX Open. BACnet на LonTalk	UIO=24, DI=4, DO=8 Возможность расширения модулями TX-I/O и TX Open. Максимальное количество физических точек - 52. Максимально количество физических и интеграционных точек - 400
	PXC36.1-E.D	S55372-C121	Контроллер с 36 физическими точками данных, с возможностью расширения количества точек при помощи модулей TX-I/O и/или TX Open. BACnet на IP	

Модульные контроллеры серии PXC..D с произвольным набором входов/выходов и DIN форматом. Подключение модулей ввода/вывода TX-I/O и интеграционных модулей TX Open осуществляется непосредственно к контроллеру. Требуется установка блока питания модулей TXS1.12F10

	Модель	Заказной номер	Описание	Входы/выходы
	PXC50.D	S55372-C109	Контроллер на BACnet/IP, до 52 физических точек данных	Количество точек определяется количеством и типом подключаемых модулей расширения TX-I/O и TX Open. Максимальное количество физических точек - 52. Максимально количество физических и интеграционных точек - 400
	PXC50-E.D	S55372-C110	Контроллер на BACnet/IP, до 52 физических точек данных	
	PXC100.D	BPZ:PXC100.D	Контроллер на BACnet/LonTalk, до 200 физических точек данных	Количество точек определяется количеством и типом подключаемых модулей расширения TX-I/O и TX Open. Максимальное количество физических точек - 200. Максимально количество физических и интеграционных точек - 600
	PXC100-E.D	BPZ:PXC100-E.D	Контроллер на BACnet/IP, до 200 физических точек данных	
	PXC200.D	BPZ:PXC200.D	Контроллер на BACnet/LonTalk, до 350 физических точек данных	Количество точек определяется количеством и типом подключаемых модулей расширения TX-I/O и TX Open. Максимальное количество физических точек - 350. Максимально количество физических и интеграционных точек - 1000
	PXC200-E.D	BPZ:PXC200-E.D	Контроллер на BACnet/IP, до 350 физических точек данных	

Системные контроллеры PXC00..D без физических точек

	Модель	Заказной номер	Описание	Входы/выходы
	PXC00.D	BPZ:PXC00.D	Системный контроллер на BACnet/LonTalk	Системный контроллер для центральных функций: расписания, тренды, синхронизация аварий
	PXC00-E.D	BPZ:PXC100.D	Системный контроллер на BACnet/IP	

Новые контроллеры PXC4.x16 и PXC5

	Модель	Заказной номер	Описание	Входы/выходы
	PXC4.E16	S55375-C100	Компактно-модульный свободно программируемый контроллер на BACnet/IP	UIO = 12, DO = 4 Максимальное количество точек данных Modbus (RTU и/или TCP) - 40
	PXC4.M16	S55375-C101	Компактно-модульный свободно программируемый контроллер на BACnet MS/TP	
	PXC5.E003	S55375-C103	Свободно программируемый системный контроллер на BACnet/IP	Количество устройств BACnet MS/TP в сети - 30 Количество точек данных Modbus (TCP и/или RTU) - 500

Модули Desigo TX

Модули входов/выходов для контроллеров Desigo PX

	Модель	Заказной номер	Описание
	TXM1.8D	BPZ:TXM1.8D	Модуль на 8 дискретных входов. Индикация 3-цветными светодиодами (зеленый, желтый, красный). Каждый вход может конфигурироваться индивидуально как сигнальный вход, сигнальный вход с функцией накопления, или как счетчик импульсов до 10 Герц макс
	TXM1.16D	BPZ:TXM1.16D	Модуль на 16 дискретных входов. Индикация 3-цветными светодиодами (зеленый, желтый, красный). Каждый вход может конфигурироваться индивидуально как сигнальный вход, сигнальный вход с функцией накопления, или как счетчик импульсов до 10 Герц макс
	TXM1.6R	BPZ:TXM1.6R	Модуль на 6 релейных выходов с индикацией зелеными светодиодами, без локального управления. Релейные выходы могут конфигурироваться индивидуально как: - постоянный или импульсный контакт - одно-позиционный или мульти-позиционный - выход для 3-точечного регулирования со встроенной моделью управления
	TXM1.6RL	S55661-J103	Модуль на 6 релейных бистабильных выходов с индикацией зелеными светодиодами, без локального управления. Конфигурируемое поведение реле при исчезновении питания
	TXM1.6R-M	BPZ:TXM1.6R-M	Модуль на 6 релейных выходов с индикацией зелеными светодиодами, с локальным управлением. Релейные выходы могут конфигурироваться индивидуально как: - постоянный или импульсный контакт - одно-позиционный или мульти-позиционный - выход для 3-точечного регулирования со встроенной моделью управления
	TXM1.8T	S55661-J106	Модуль на 8 тиристорных выходов с индикацией зелеными светодиодами, без локального управления. Тиристорные выходы могут конфигурироваться индивидуально как: - постоянно замкнутый контакт - 3-точечное управление - управление ШИМ (PWM)
	TXM1.8RB	S55661-J105	Модуль на 8 релейных выходов для управления жалюзи, светодиодная индикация, без ручного управления. Применяется для: - 4 моторов жалюзи с 2 концевыми выключателями - 2 моторов жалюзи с 3 концевыми выключателями - 2 моторов жалюзи с 2 концевыми выключателями + 1 мотор жалюзи с 3 концевыми выключателями - измерения тока для каждого мотора
	TXM1.8P	BPZ:TXM1.8P	Модуль измерения сопротивлений с 8 входами индикацией зелеными светодиодами. 8 измерительных входов с индивидуальной конфигурацией для измерения температуры: - Pt100 (4-х проводное подключение) - Pt1000, Ni1000 или T1 (2-ух проводное подключение) - Сопротивление 250 Ом или 2500 Ом (2-ух проводное подключение)
	TXM1.8U	BPZ:TXM1.8U	Модуль на 8 универсальных входов/выходов с индикацией зелеными светодиодами, без локального управления. Типы управляющих сигналов: 8 универсальных вх/вых точек, конфигурируются индивидуально как: - DI: сигнальный вход, сигнальный импульсный вход, или как счетчик импульсов макс до 25 Герц - AI: Температурные датчики или DC 0..10 В - AO: DC 0..10 В
	TXM1.8U-ML	BPZ:TXM1.8U-ML	Модуль на 8 универсальных входов/выходов с индикацией зелеными светодиодами, с локальным управлением и ЖК-дисплеем. Типы управляющих сигналов: 8 универсальных вх/вых точек, конфигурируются индивидуально как: - DI: сигнальный вход, сигнальный импульсный вход, или как счетчик импульсов макс до 25 Герц - AI: Температурные датчики или DC 0..10 В - AO: DC 0..10 В
	TXM1.8X	BPZ:TXM1.8X	Модуль на 8 универсальных входов/выходов с индикацией зелеными светодиодами, без локального управления. Функциональность аналогична TXM1.8U, но с поддержкой токовых входов/выходов. Типы управляющих сигналов: 8 универсальных вх/вых точек, конфигурируются индивидуально как: - DI: сигнальный вход, сигнальный импульсный вход, или как счетчик импульсов макс до 25 Герц - AI: Температурные датчики или DC 0..10 В или 4..20 мА - AO: DC 0..10 В или 4..20 мА (только выходы 5..8)
	TXM1.8X-ML	BPZ:TXM1.8X-ML	Модуль на 8 универсальных входов/выходов с индикацией зелеными светодиодами, с локальным управлением и ЖК-дисплеем. Функциональность аналогична TXM1.8U, но с поддержкой токовых входов/выходов. Типы управляющих сигналов: 8 универсальных вх/вых точек, конфигурируются индивидуально как: - DI: сигнальный вход, сигнальный импульсный вход, или как счетчик импульсов макс до 25 Герц - AI: Температурные датчики или DC 0..10 В или 4..20 мА - AO: DC 0..10 В или 4..20 мА (только выходы 5..8)

Модули питания и переноса шины для контроллеров Desigo PX

	Модель	Заказной номер	Описание
	TXS1.12F10	BPZ:TXS1.12F10	TX-I/O Модуль питания 24 В DC, 1200 мА, встроенный предохранитель на 10 А Генерирование / передача DC 24 В, 1.2А для электропитания модулей TX-I/O и периферийных устройств Электропитание AC / DC 12...24 В для периферийных устройств Передача сигнала по шине Island Bus.
	TXS1.EF10	BPZ:TXS1.EF10	Модуль переноса питания и шины Island Bus, со встроенным предохранителем на 10А. Осуществляет передачу от модуля TXS1.12F10 DC 24 В для питания модулей TX-I/O и периферийного оборудования. Электропитание AC / DC 12...24 В для периферийных устройств. Передача сигнала по шине Island Bus.
	TXA1.IBE	BPZ:TXA1.IBE	Модуль расширения шины Island Bus на расстояния до 2 x 200 метров. Оснащен светодиодом состояния коммуникации. Монтаж на DIN рейку. Не требуют программирования/параметризации
	PXX-PBUS	S55842-Z107	Модуль расширения PXX-PBUS позволяет интегрировать существующие модули ввода / вывода PTM I/O в Desigo. В применении с модулями питания TXS1.12F12 предназначен для осуществления замены систем UNIGYR и VISONIK, а также контроллеров PXC64-U, PXC128-U

Оборудование Desigo PX Open

Системные контроллеры и модули расширения для интеграции оборудования сторонних производителей в Desigo по протоколам KNX, Modbus или M-Bus в верхний уровень системы автоматизации.

	Модель	Заказной номер	Описание	Функционал
	PXC001.D	S55372-C113	Системный интеграционный контроллер на BACnet/LonTalk	Свободно программируемые контроллеры с функциями управления авариями, расписаний, трендов, защита доступа. Ограничения: KNX до 2000 точек / M-Bus - до 250 точек / Modbus - до 250 точек. Возможно увеличение количества точку при помощи модулей PXA40-RSx
	PXC001-E.D	S55372-C114	Системный интеграционный контроллер на BACnet/IP	
	PXA40-RS1	S55372-C115	Модуль расширения	Расширение для контроллера До 800 точек данных (M-bus, Modbus)
	PXA40-RS2	S55372-C116		До 2000 точек данных (M-bus, Modbus)
	TXI2.OPEN	S55661-J120	Модуль RS232/485 для интеграции до 160 точек данных в систему Desigo PX	Устройство для интеграции сторонних устройств в систему Desigo PX (версии 4 и выше). Выбор из нескольких стандартных протоколов Интерфейс RS232/485, TCP Два порта Ethernet Подходит для интеграции: Modbus M-Bus G120P Насосы Grundfos и Wilo Danfoss
	TXI2-S.OPEN	S55661-J123	Модуль RS232/485 для интеграции до 40 точек данных в систему Desigo PX	

Оборудование Desigo Net

Маршрутизаторы и аксессуары для системы Desigo PX

	Модель	Заказной номер	Описание
	PXG3.L	S55842-Z105-A100	Маршрутизатор BACnet, BACnet Ethernet/IP в BACnet/LonTalk или BACnet/MS/TP
	PXG3.M	S55842-Z106-A101	Маршрутизатор BACnet, BACnet Ethernet/IP в BACnet/MS/TP
	RXZ01.1	BPZ:RXZ01.1	Терминатор шины 52.3 Ω для LonWorks Применяется как оконечное сопротивление для сетей LonWorks
	RXZ02+ H61:H64.1	BPZ:RXZ02.1	Терминатор шины 105 Ω для LonWorks Применяется как оконечное сопротивление для сетей LonWorks

Аксессуары Desigo PX

	Модель	Заказной номер	Описание
	PXM20	BPZ:PXM20	Панель оператора для сети BACnet/LonTalk
	TXA1.K12	BPZ:TXA1.K12	Набор адресных ключей, номера 1-12 с 1 ключом сбора.
	TXA1.K24	BPZ:TXA1.K24	Набор адресных ключей, номера 1-24 с 2 ключами сбора.
	TXA1.K-48	BPZ:TXA1.K-48	Набор адресных ключей, номера 25-48 с 2 ключами сбора.
	TXA1.K-72	BPZ:TXA1.K-72	Набор адресных ключей, номера 49-72 с 2 ключами сбора.
	TXA1.K-96	BPZ:TXA1.K-96	Набор адресных ключей, номера 73-96 с 2 ключами сбора.
	TXA1.K-120	BPZ:TXA1.K-120	Набор адресных ключей, номера 97-120 с 2 ключами сбора.
	TXA1.5K120	BPZ:TXA1.5K120	Набор адресных ключей, номера 5, 10, 15...120 с 2 ключами сбора.
	TXA1.LH2	S55661-J107	Заменяемые держатели этикеток для модулей TX-I/O, 10 шт.
	TXA1.LA4	BPZ:TXA1.LA4	Бумага для печати этикеток для модулей TX-I/O, 9 этикеток на 1 лист. Минимальный заказа 100 шт.
	PXA-C2	BPZ:PXA-C2	Адаптер для загрузки firmware
	PXA-C3	BPZ:PXA-C3	Адаптер USB - RS232

Оборудование Desigo Control Point

Desigo Control Point – платформа мониторинга и управления инженерными системами небольших и средних зданий на BACnet/IP. Веб-интерфейсы системы позволяют осуществлять текстовое/графическое управление уровнем автоматизации и комнатной автоматикой локально или удаленно. Обеспечивается возможность одновременной работы различных клиентов через:

- сенсорные панели Desigo PXM30-1, PXM40-1 и PXM50-1
- устройства со стандартным веб-браузером с поддержкой HTML5.

	Модель	Заказной номер	Описание
	PXM30.E	S55623-H128	Сенсорная панель управления с диагональю 7.0" на BACnet/IP (со встроенным веб-сервером).
	PXM30-1	S55623-H131	Сенсорная панель управления с диагональю 7.0" (веб-клиент)
	PXM40.E	S55623-H129	Сенсорная панель управления с диагональю 10.1" на BACnet/IP (со встроенным веб-сервером)
	PXM40-1	S55623-H132	Сенсорная панель управления с диагональю 10.1" (веб-клиент)
	PXM50.E	S55623-H130	Сенсорная панель управления с диагональю 15.6" на BACnet/IP (со встроенным веб-сервером)
	PXM50-1	S55623-H133	Сенсорная панель управления с диагональю 15.6" (веб-клиент)
	PXG3.W100-1	S55842-Z117	BACnet/IP web-интерфейс со стандартным функционалом
	PXG3.W200-1	S55842-Z118	BACnet/IP web-интерфейс с расширенным функционалом
	PXA.V40	S55842-Z119	Крепежная планка для настенного монтажа панелей PXM40.E, PXM40-1
	PXA.V50	S55842-Z120	Крепежная планка для настенного монтажа панелей PXM50.E, PXM50-1

Единая платформа интеграции систем управления зданием Desigo CC

Данная открытая платформа была специально разработана для создания комфортных, безопасных и эффективных условий управления всеми системами здания. Desigo CC идеально подходит для мониторинга состояния и управления как отдельными системами здания, так и комплексными решениями.

Условные обозначения ✓ Доступно для заказа - Не доступно для заказа	Заказной номер	Обозначение	Обновление		Миграция		Desigo CC Compact Автоматизация	Desigo CC / Cerberus DMS Compact Безопасность	Desigo CC
			SUR	SUS	PSM	SSM			
Компактный	P55802-Y113-A100	CCA-CMPT-BA	✓	✓	-	✓	✓	-	-
	P55802-Y110-A100	CCA-CMPT-DMS	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
	P55802-Y121-A100	CCA-CMPT-VM	✓	✓	-	-	-	-	-
Стандартный	P55802-Y114-A100	CCA-STD-FSET	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Опции									
Обработка событий & Ведение лога	-	-	-	-	-	-	включено	включено	включено
Просмотр графики	-	-	-	-	-	-	включено	включено	включено
Расписание	-	-	-	-	-	-	включено	включено	включено
Просмотр трендов	-	-	-	-	-	-	включено	-	включено
Долгосрочное хранилище	-	-	-	-	-	-	включено	включено	включено
Удаленное оповещение (E-Mail, Pager, SMS)	-	-	-	-	-	-	включено	включено	включено
Отчеты	-	-	-	-	-	-	включено	включено	включено
Просмотр журнала событий	-	-	-	-	-	-	включено	-	включено
Помощь в обработке событий	-	-	-	-	-	-	-	включено	включено
Расширенные отчеты	-	-	-	-	-	-	-	-	включено
Редактор графики	P55802-Y127-A300	CCA-OP-GRAPH-ED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	включено
Распределенные системы	-	-	-	-	-	-	-	-	включено
Логика (события/реакции по COV, скрипты)	-	-	-	-	-	-	-	-	включено
Подключения									
Стандартные драйверы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(BACnet, OPC DA, Modbus, SNMP)	-	-	-	-	-	-	включено	включено	включено
Mobile App и/или сессии Web служб	-	-	-	-	-	-	5 (макс. 5)	5 (макс. 5)	включено
Сервер OPC DA	-	-	-	-	-	-	-	-	включено
Клиенты (Установленные, Web, Windows App)									
Включено клиентов	-	-	-	-	-	-	3 (макс. 3)	3 (макс. 3)	1
Расширение на 1 клиента	P55802-Y119-A200	CCA-1-CL	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Расширение до макс. количества клиентов	P55802-Y120-A200	CCA-MAX-CL	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Автоматизация (1 точка данных = каждый физический I/O, BACnet AI, AO, BI, BO, MI, MO, CI, ACC)									
Включено точек по-умолчанию	-	-	-	-	-	-	500 (макс. 2'000)	нет	нет
Расширение 100 точек автоматизации	P55802-Y157-A412	CCA-100-BA	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Расширение 500 точек автоматизации	P55802-Y157-A452	CCA-500-BA	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Расширение 5'000 точек автоматизации	P55802-Y157-A453	CCA-5000-BA	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Расширение 10'000 точек автоматизации	P55802-Y157-A414	CCA-10000-BA	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Расширение 30'000 точек автоматизации	P55802-Y157-A434	CCA-30000-BA	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Расширение 100'000 точек автоматизации	P55802-Y157-A415	CCA-100000-BA	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Пожарная безопасность (1 точка данных = 1 извещатель или 1 вход или 1 выход)									
Включено точек по-умолчанию	-	-	-	-	-	-	нет	500 (макс. 2'000)	нет
Расширение 100 пожарных точек	P55802-Y158-A412	CCA-100-FIRE	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Расширение 500 пожарных точек	P55802-Y158-A452	CCA-500-FIRE	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Расширение 5'000 пожарных точек	P55802-Y158-A453	CCA-5000-FIRE	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Расширение 10'000 пожарных точек	P55802-Y158-A414	CCA-10000-FIRE	✓	✓	✓	✓	-	-	✓


Условные обозначения ✓ Доступно для заказа - Не доступно для заказа	Заказной номер	Обозначение	Обновление		Миграция		Desigo CC Compact Автоматизация	Desigo CC / Cerberus DMS Compact Безопасность	Desigo CC
			SUR	SUS	PSM	SSM			
Охранная сигнализация (1 точка данных = 1 физический извещатель (ИК движения, магнитно-контактный извещатель) 1 дискретный/физический вход/выход)									
Включено точек по умолчанию							нет	нет (макс. 500)	нет
Расширение 6 точек безопасности	P55802-Y102-A460	CCA-6-SEC	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Расширение 100 точек безопасности	P55802-Y102-A412	CCA-100-SEC	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Расширение 500 точек безопасности	P55802-Y102-A452	CCA-500-SEC	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Видеонаблюдение									
Включено камер по умолчанию							нет	нет (макс. 128)	нет
Опция подключения внешних VMS	-	-	-	-	-	-	-	включено	включено
Опция Plus для встроенных VMS (включает 'SiVMS 200 embedded', 8 мониторов & 8 встроенных камер)	P55802-Y159-A300	CCA-V-PLUS	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Расширение на 16 мониторов	P55802-Y160-A401	CCA-V-16MON	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Расширение на 16 внешних камер	P55802-Y161-A401	CCA-V-16EXTC	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Расширение на 16 встроенных камер	P55802-Y162-A401	CCA-V-16EMBC	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Расширение на 128 мониторов	P55802-Y160-A412	CCA-V-128MON	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Расширение на 128 внешних камер	P55802-Y161-A412	CCA-V-128EXTC	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Контроль доступа									
Включено дверей по-умолчанию							нет	нет (макс. 128)	нет
Расширение на 16 дверей	P55802-Y164-A401	CCA-AC-16EXTD	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Расширение на 128 дверей	P55802-Y164-A412	CCA-AC-128EXTD	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
SCADA									
Включено SCADA точек по-умолчанию							500 (макс. 500)	500 (макс. 500)	нет
Расширение на 100 SCADA точек	P55802-Y124-A412	CCA-100-SCADA	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Расширение на 500 SCADA точек	P55802-Y124-A452	CCA-500-SCADA	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Расширение на 5000 SCADA точек	P55802-Y124-A453	CCA-5000-SCADA	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Энергоменеджмент									
Включено счетчиков по умолчанию							нет	нет	нет
Расширение на 10 счетчиков	P55802-Y152-A411	CCA-10-METER	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Долговременное хранение и архивирование									
Включено стандартных групп архивирования: 1 для каждого типа записи (действия, события, инциденты и тренды)							4	4	4
Расширение на 1 пользовательскую архивную группу	P55802-Y155-A410	CCA-1-ARCHGRP	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Расширение до полной версии Desigo CC									
Расширение до полной версии Desigo CC	P55802-Y113-A500	CCA-CMPT-BA-U	✓	✓	-	-	✓	-	-
	P55802-Y110-A500	CCA-CMPT-DMS-U	✓	✓	-	-	-	✓	-
	P55802-Y121-A500	CCA-CMPT-VM-U	✓	✓	-	-	-	-	-
Дополнительные лицензии									
Инженерная лицензия (12 месяцев)	P55802-Y130-A100	CCA-ENG	-	-	-	-	✓	✓	✓
Ключ защиты	S55802-Y148	CMD.04	-	-	-	-	✓	✓	✓

Для заметок

[illegible]

Где получить дополнительную информацию?

Официальный сайт www.siemens.ru/buildings



Каталоги, буклеты, прайс-лист



Семинары в офисе «Сименс»

- Обзорный курс по автоматике зданий
- Desigo – обзорный курс по планированию системы
- Desigo Insight – семинар для конечных пользователей
- Энергоэффективное управление инженерными системами
- Автоматическая система газового пожаротушения SINORIX™
- Система пожарной безопасности Cerberus PRO – обзор продукции и планирование
- Системы контроля доступа и охранной сигнализации – обзор продукции и планирование
- Система оповещения Cerberus PACE – обзор продукции и планирование


График семинаров в разделе «Обучение»

Вебинары «Сименс»

График вебинаров в разделе «Обучение»

«Клуб проектировщиков» в ВКонтакте

- Новости
- Новинки оборудования
- Анонсы семинаров



https://vk.com/prescriptors_club

ООО «Сименс»
Бизнес-подразделение (BP)
«Автоматизация и безопасность зданий»

www.siemens.ru/buildings
bt.ru@siemens.com

Российская Федерация:

Центральный офис
115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, д. 9
тел.: +7 (495) 737-16-66, 18-21

Региональные офисы:

г. Екатеринбург
г. Казань
г. Новосибирск
г. Ростов-на-Дону
г. Санкт-Петербург
г. Самара

Республика Беларусь:

220004, г. Минск
ул. Немига, 40-701

Республика Казахстан:

050059, г. Алматы
пр. Достык, д. 117/6

Республика Узбекистан:

100084, Ташкент,
ул. Амира Тимура, д. 107Б

© Siemens, 2020.

Все права защищены.
Данный документ содержит общие сведения
о доступных технических возможностях, которые
могут отсутствовать в отдельных моделях или
изменены в результате дальнейшего развития
нашей продукции. По этой причине требуемые
функции следует указывать при заключении
договора для каждого отдельного случая.



 www.siemens.ru/buildings

 bt.ru@siemens.com

 https://vk.com/prescriptors_club

 <http://bit.ly/2gx7CZx>

 www.siemens.com/hit-ru