

お客様各位

Document # DFPD-P-2020009

Division シーメンス株式会社
 Department デジタルインダストリーズ
 プロセスオートメーション事業部
www.siemens.com/jp/ad

Date 2020年12月1日

第4世代三相 PSU8200 シリーズおよび SITOP Modular PCB コーティング生産終了について

拝啓 日頃は弊社製品にご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび弊社製産業用電源 第4世代三相 PSU8200 シリーズおよび SITOP Modular PCB コーティングの販売終了予定につきまして、弊社ドイツ本社にて生産終了のアナウンスが通知されましたので、下記の通りご連絡申し上げます。

今後ともシーメンス製品をご愛顧頂きますよう、何卒よろしくお願い致します。

敬 具

記

1. 対象製品について

生産終了の対象および後継品に関しては下記表をご参照ください。

生産終了品(従来品)		後継品(代替推奨品)		代替推奨品の特記事項
型式	製品名	型式	製品名	
6EP1437-3BA10	SITOP PSU8200 24V/40A	6EP3437-8SB00-0AY0	SITOP PSU8200 24V/40A	-製品幅 135mm (従来品は 150mm) -効率 94% (従来品は 92%) -リモートオン/オフおよび堅牢性の向上 -注意 代替推奨品の製品高さは従来品が 125mm に対し 145mm と高くなっておりませんが、推奨上下クリアランスが上下ともに 10mm 低くなっておりませんので、取り付け高さは従来品と変わりません。 参考: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109760765
6EP1457-3BA00	SITOP PSU300M 48V/20A	6EP3447-8SB00-0AY0	SITOP PSU8200 48V/20A	
6EP1437-3BA20	SITOP PSU300B 24V/30 A	6EP3437-8UB00-0AY0	SITOP PSU3800 24V/30-40A	
6EP1336-3BA00-8AA0	SITOP Modular 24V/20A, VARNISHED PCB	6EP3336-7SC00-3AX0	SITOP PSU6200 24V/20A/CO	-製品寸法 WxHxD mm 70 x 135 x 155(従来品 160 x 125 x 125) -プッシュイン端子(従来品はねじ端子) -ブースト機能最大 30A/5s (従来品は 60A/25ms) -DC OK 負荷表示 LED (従来品は DC OK、過負荷、ラッチングシャットダウン LED) 参考: https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109783895

Unrestricted

シーメンス株式会社

本社:
 東京都品川区大崎 1-11-1
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 〒141-8641

2. 生産終了時期について

上記対象製品は、2020年10月1日をもって生産終了とさせていただきます。

- ・弊社ドイツ本社にある在庫の販売は引き続き継続します
- ・上記期日をもって、対象製品の新品生産は終了します
- ・在庫販売は在庫がなくなり次第終了いたします

3. 販売終了時期について

上記対象商品は2020年10月1日の生産終了により、在庫切れの為2020年12月1日をもちまして販売終了とさせていただきます。お客様に置かれましては大変恐れ入りますが後継品への切り替えをお願いいたします。

生産終了の案内は、弊社本社添付の納品書に2018年10月1日以降に記載されています。

改訂履歴

本ご案内はDFPD-P-202025(2020年9月1日発行)の内容に下記内容を更新したものです。

- ・1 対象製品について 表内 6EP1336-3BA00-8AA0 の代替推奨品の更新
- ・3 販売終了時期についての追加

以 上