

# SITRAIN utbildningscenter

**Allmänna villkor:** Anmälan är bindande. Om avbokning sker mellan fyra till två veckor före start debiteras 50 procent av avgiften. Därefter debiteras full avgift. Detta gäller även vid sjukdom. Vid samtidig ombokning till annan utbildning ges 25 procent rabatt. Om anmäld deltagare inte kan komma går det bra att skicka någon annan. Vid färre än fem deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

**Kontakta oss:**  
 Therése Fagerström: 08-728 14 48  
 Susanne Bonde: 08-728 15 70  
 sitrain.se@siemens.com  
 siemens.se/sitrain

maj–juli 2023

augusti–december 2023

Utbildningens namn	Pris VT 2023	maj							juni			juli	augusti					september					oktober				november				december		
		20	21	22	23	24	25	26	27	Pris HT 2023	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51						
<b>SIMATIC TIA Portal</b>																																	
Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 V5.4/5.5	20 700			S:må-fr						22 700					S:må-fr																		
Simatic WinCC SCADA i TIA Portal	20 900									22 900				S:må-fr																			
Simatic TIA Portal Safety	23 400									25 700	SK:må-fr					S:må-fr							G:må-fr										
Siemens Certified Automation Engineer for Simatic Safety – Configuration and Programming	6 900									7 600																							
Simatic TIA Portal programmering 1 för plc	20 700			M:må-fr		G:må-fr				22 700			SK:må-to	S:må-fr					G:må-fr			M:må-fr											
Simatic TIA Portal programmering 2 för plc	20 700									22 700		S:må-fr				SK:må-fr											G:må-fr						
Simatic TIA Portal service 1 för plc	20 300	M:må-fr			S:må-fr	G:må-to		O:må-to		22 300	SK:må-to				S:må-fr			G:må-fr			M:må-fr					S:må-fr							
Simatic TIA Portal service 2 för plc	20 300									22 300				SK:må-to											G:må-fr								
Simatic TIA Portal WinCC för paneler	16 900									18 600						G:ti-to																	
Simatic programmering med S7-Graph i TIA Portal	16 900									18 600			G:ti-to																				
Simatic programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal	16 900									18 600							G:må-on																
Simatic programmering 2 med S7-SCL i TIA Portal	13 300									14 600							G:to-fr																
<b>SIMATIC S7 Classic</b>																																	
Simatic S7 service 1	20 300			SK:må-to						22 300	S:må-fr										S:må-fr								SK:må-to				
Simatic S7 service 2	20 300					SK:må-to				22 300												S:må-fr					SK:må-to						
Simatic S7 programmering 1	20 700		SK:må-to							22 700												S:må-fr					SK:må-to						
Simatic PCS 7 system grund standard	37 500									41 200					S:må-fr + må-to																		
Simatic PCS 7 system grund intensiv	26 400					S:må-fr				28 900																S:må-fr							
Simatic PCS 7 AS engineering	26 600									28 900												S:må-fr											
Simatic PCS 7 OS engineering	26 600		S:må-fr							28 900													S:må-fr										
Simatic PCS 7 service	25 400			S:må-fr						27 900																S:må-fr							
Simatic Batch	26 600									28 900																							
<b>SIMATIC HMI</b>																																	
Simatic WinCC system grund	20 900									22 900									S:må-fr														
Simatic WinCC Unified & Unified Comfort Panels	16 900	G:må-on								18 600															G:ti-to								
Simatic WinCC Unified för PC, avancerad kurs	13 300		S:to-fr							14 600																S:ti-on							
<b>SIMATIC NET</b>																																	
Simatic Net Profibus/Profinet service	20 700		G:må-fr	G:må-fr						22 700									G:må-fr														
Profinet with Simatic Controllers	23 400							S:må-fr		24 400															G:må-fr								
Ethernet Fundamentals in Industrial Networks	13 300									14 600				G:ti-on																			
Switching & routing in Industrial Networks	30 600									30 900																							
Wireless LAN in Industrial Networks	23 400									24 400																							
Security in Industrial Networks	23 400									24 400																							
Network Monitoring & Configuration Sinec NMS	24 900									26 800																							
OPC UA – Basics and Configuration	23 200			S:må-fr						25 500												S:må-fr											
<b>SINUMERIK</b>																																	
Sinumerik 840D pl/sl programmering grund	16 900									18 600									SK:ti-to														
Sinumerik 840D pl/sl programmering fortsättning	17 800									19 400															SK:ti-to								
Sinumerik 840D sl service	26 100								SK:må-fr	28 700								SK:må-fr				SK:må-fr											
Sinumerik 840D sl service fortsättning	23 200									25 700									SK:må-on							SK:må-on							
Sinumerik 840D Safety Integrated	26 100									28 700															SK:må-fr								
<b>SIMOTION/SINAMICS</b>																																	
Simotion programmering	25 700									28 200																S:må-fr							
Sinamics S120 startup & service	23 400									25 700			G:må-fr		G:må-fr	G:må-fr																	
Sinamics S120 parametrering och idriftsättning/service i TIA Portal	24 400									26 800														SK:må-fr									
Sinamics G120 startup & service	9 600				J:on					10 500																J:on							
Övriga utbildningar (ej schemalagda) – kontakta oss vid intresse																																	
Simatic S7 Engineering Tools	21 100									23 200																							
Simatic S7 Distributed Safety praktisk programmering	23 400									25 700																							
Simatic Distributed Safety service/felsökning	13 300									14 600																							
Simatic Net Profibus	20 700									22 900																							
Simatic S7-1200 system	14 900									16 400																							
Simatic S7 programmering 2	20 900									22 900																							
Simocode parametrering	13 300									14 600																							
Masterdrives service & underhåll	13 300									14 600																							
Motion Control 1 i Simatic TIA Portal	16 900									18 600																							