


SIEMENS



Morsetti

Catalogo rapido

Totally Integrated Power – ALPHA FIX


Catalogo
Rapido
ALPHA
FIX

Edizione
2016

Answers for Energy Management

Morsetti combinabili

Totally Integrated Power – ALPHA FIX




	8WH6 Morsetti iPO Plug-In	2
	8WH6 Morsetti installazione iPO	3
	8WH2 Morsetti a molla	4
8WH	8WH5 Morsetti assemblabili	5
	8WH3 Morsetti sezionatori a coltello	6
	8WH1 Morsetti a vite	7
	Accessori per morsetti combinabili 8WH	8
	8WA1 Morsetti a vite	9
8WA	8WA2 Morsetti a molla	10
	Accessori per morsetti combinabili 8WA	11

8WH6 Morsetti iPO Plug-In

Morsetti 8WH6

8WH6 Morsetti passanti (capitolo 2 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 6 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto passante, 2 punti connessione grigio	 8WH6000-0AF00	50	 8WH6000-0AG00	50	 8WH6000-0AH00	50
Morsetto passante, 3 punti connessione grigio	8WH6003-0AF00	50	8WH6003-0AG00	50		
Morsetto passante, 4 punti connessione grigio	8WH6004-0AF00	50	8WH6004-0AG00	50		
Morsetto passante, 2 punti connessione blu	8WH6000-0AF01	50	8WH6000-0AG01	50	 8WH6000-0AH01	50
Morsetto passante, 3 punti connessione blu	8WH6003-0AF01	50	8WH6003-0AG01	50		
Morsetto passante, 4 punti connessione blu	8WH6004-0AF01	50	8WH6004-0AG01	50		
Morsetto passante, 2 punti connessione giallo-verde	 8WH6000-0CF07	50	 8WH6000-0CG07	50	 8WH6000-0CH07	50
Morsetto passante, 3 punti connessione giallo-verde	8WH6003-0CF07	50	8WH6003-0CG07	50		
Morsetto passante, 4 punti connessione giallo-verde	8WH6004-0CF07	50	8WH6004-0CG07	50		

Descrizione

Descrizione	Grandezza 10 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto passante grigio	 8WH6000-0AJ00	50
Morsetto passante blu	8WH6000-0AJ01	50
Morsetto passante giallo-verde	8WH6000-0CJ07	50

Accessori

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
Piastra morsetto 2 punti di connessione	8WH9000-1GA00	100/50	8WH9003-1GA00	100/50
Piastra morsetto 3 punti di connessione	8WH9000-2GA00	100/50	8WH9003-2GA00	50
Piastra morsetto 4 punti di connessione	8WH9000-4GA00	100/50	8WH9003-4GA00	50
Segmento di copertura	8WH9000-0GA00	100/50		
Piastra di separazione ottica e elettrica 2 p. connes.	8WH9070-0AA00	100/50	8WH9070-0AA00	100/50
Piastra di separazione ottica e elettrica 3 p. connes.	8WH9070-0GA00	100/50		
Piastra di separazione ottica e elettrica 3 p. connes.	8WH9070-0HA00	100/50		
Piastra per morsetto passante 2 punti connessione			8WH9004-3SA00	100/50
Piastra per morsetto passante 2 punti connessione			8WH9005-1SA00	100/50

8WH6 Morsetti portafusibili, fusibile 5x20G collegato (capitolo 2 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto portafusibile senza LED	 8WH6000-1GG08	50
Morsetto portafusibile LED 10...30 V AC/DC	8WH6000-1KG38	50
Morsetto portafusibile LED 110...220 V AC/DC	8WH6000-1MG88	50
Piastra morsetto	8WH9003-1GA00	100/50

8WH6 Morsetti sezionatori coltello (capitolo 2 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto sezionatore a coltello 2 punti connessione	 8WH6000-6AF00	50	 8WH6000-6CG00	50
Morsetto sezionatore a coltello 3 punti connessione	8WH6003-6FA00	50		
Morsetto sezionatore a coltello 4 punti connessione	8WH6004-6FA00	50		
Piastra terminale morsetti 2 punti di connessione	8WH9000-3SC00	100/50	8WH9000-1GA00	100/50
Piastra terminale morsetti 3 punti di connessione	8WH9000-3SD00	100/50		
Piastra terminale morsetti 4 punti di connessione	8WH9000-5GA00	100/50		
Piastra separazione	8WH9000-0AA00	100/50	8WH9000-0AA00	100/50

8WH6 Morsetti sezionatori coltello (capitolo 2 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto sezionatore 2 punti di connessione	 8WH6000-6CF00	50	 8WH6000-6AG00	50
Morsetto sezionatore 3 punti di connessione	8WH6003-6CF00	50		
Morsetto sezionatore 4 punti di connessione	8WH6004-6CF00	50		
Piastra terminale morsetti 2 punti di connessione	8WH9000-3SC00	100/50	8WH9003-1GA00	100/50
Piastra terminale morsetti 3 punti di connessione	8WH9000-3SD00	100/50		
Piastra terminale morsetti 4 punti di connessione	8WH9000-5GA00	100/50		
Piastra separazione ott. e elet. 2 punti di connessione	8WH9070-0AA00	100/50	8WH9070-0AA00	100/50
Piastra separazione ott. e elet. 3 punti di connessione	8WH9070-0GA00	100/50	8WH9070-0GA00	100/50

8WH6 Morsetti a due piani (capitolo 2 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
				
Morsetto a due piani grigio	8WH6020-0AF00	50	8WH6020-0AG00	50
Morsetto a due piani blu	8WH6020-0AF01	50	8WH6020-0AG01	50
Morsetto a due piani con collegamento del potenziale	8WH6025-0AF00	50	8WH6025-0AG00	50
				
Morsetto a due piani giallo-verde	8WH6020-0CF07	50	8WH6020-0CG07	50
Accessori				
Piastra chiusura	8WH9000-4SE00	100/50	8WH9003-1VA00	100/50
Piastra di separazione	8WH9070-0BA00	100/50	8WH9070-0BA00	100/50

8WH6 Morsetti installazione (capitolo 3 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 6 mm ²	Conf. (pz.)
						
Morsetto passante grigio	8WH6001-0AF00	50	8WH6001-0AG00	50	8WH6001-0AH00	50
Morsetto passante blu	8WH6001-0AF01	50	8WH6001-0AG01	50	8WH6001-0AH01	50
						
Morsetto di terra giallo-verde	8WH6001-0CF07	50	8WH6001-0CG07	50	8WH6001-0CH07	50
Accessori						
Piastra di supporto	8WH9143-0AF01	100/50	8WH9143-0AF01	100/50	8WH9143-0AH01	100/50
Pastra morsetto	8WH9000-1WA00	100/50	8WH9003-7WA00	100/50	8WH9004-1WA00	100/50

8WH6 Morsetti a vite passanti (capitolo 3 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 16 mm ²		Grandezza 35 mm ²	
				
Morsetto a vite passante grigio	8WH1001-0AK00	50	8WH1001-0AM00	50
Morsetto a vite passante blu	8WH1001-0AK01	50	8WH1001-0AM01	50
				
Morsetto di terra giallo-verde	8WH1001-0CK07	50	8WH1001-0CM07	50
Accessori				
Piastra terminale morsetto a vite	8WH9005-3PA00	100/50		
Ponticello di collegamento 10 poli	8WH9030-6AL00	10		
Ponticello di collegamento 2 poli	8WH9030-6BC00	10		
Ponticello di collegamento 3 poli	8WH9030-6BD00	10		
Piastra di separazione	8WH9070-6HA00	100/50		
Piastra isolamento	8WH9070-6GA00	100/50	8WH9070-6GA00	100/50

8WH6 Morsetti isolati N (capitolo 3 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 6 mm ²	Conf. (pz.)
						
Morsetto a vite isolati	8WH1001-0BJ01	50	8WH1001-0BK01	50	8WH1001-0BM01	50
Accessori						
Piastra di supporto	8WH9143-0AF00	50	8WH9143-0AF00	50	8WH9143-0AH01	50
Piastra di chiusura grigia	8WH9000-1SA00	100/50	8WH9003-1SA00	100/50	8WH9004-1SA00	100/50
Morsetti alimentazione sbarra collegamento N	8WA2867	50	8WA2868	50	8WA2870	50
Piastra separazione ott. e elet. 2 punti di connessione	8WH9070-0AA00	100/50	8WH9070-0AA00	100/50		

8WH6 Morsetti a vite N (capitolo 3 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 10 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 16 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 35 mm ²	Conf. (pz.)
						
Morsetto a vite isolati	8WH1001-0BJ01	50	8WH1001-0BK01	50	8WH1001-0BM01	50
Accessori						
Piastra per morsetti a vite	8WH9005-3PA00	100/50	8WH9005-3PA00	100/50		
Piastra di supporto morsetto isolante N	8WH9141-0BA01	50	8WH9141-0BA01	50	8WH9141-0BA01	50
Morsetto blu			8WH9126-0BA01	50	8WH9127-0BA01	50
Sbarra di collegamento N lunghezza 1000 mm	8WA2842					

8WH6 Morsetti installazione iPO - 8WH2 Morsetti a molla

Morsetti 8WH6 - 8WH2

8WH6 Morsetti installazione (capitolo 3 catalogo generale)

Descrizione versione	Grandezza 2,5 mm ² L	Conf. (pz.)	Grandezza 25 mm ² L/L	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ² L/N	Conf. (pz.)
Morsetto installazione vers. standard x sbarra N	 8WH6001-4QF00	50	 8WH6001-4DF00	50	 8WH6001-4CF00	50
Descrizione versione	Grandezza 2,5 mm ² PE/L/L	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ² PE/L/L	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ² PE/L/NT	Conf. (pz.)
Morsetto installazione vers. standard x sbarra N	 8WH6001-4HF00	50	 8WH6001-4EF00	50	 8WH6001-4FF00	50
Descrizione versione	Grandezza 2,5 mm ² PE/L/L	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ² PE/L/N	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ² PE/L/L	Conf. (pz.)
Morsetto installazione con contatti isolati	 8WH6001-4PF00	50	 8WH6001-4GF00	50	 8WH6001-4NF00	50
Descrizione versione	Grandezza 2,5 mm ² PE/L/L	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ² PE/L/N	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ² PE/L/L	Conf. (pz.)
Morsetto installazione con funzione isolamento (utilizzabile anche la versione standard)	 8WH6001-4PF00	50	 8WH6001-4MF00	50		
Accessori						
Piastra di supporto	8WH9142-0AF01	50				
Piastra di chiusura	8WH9000-3SA00	50				
Piastra di chiusura e isolamento contorno morsetti	8WH9000-6SA00	50				
Morsetto alim. sbarre di collegamento N fino 4mm ²	8WA2867	50				
Morsetto alim. sbarre di collegamento N fino 25mm ²	8WA2868	50				
Morsetto alim. sbarre di collegamento N fino 35mm ²	8WA2870	50				
Sbarra di collegamento N lunghezza 1000mm	8WA2842	1				

8WH2 Morsetti a molla (capitolo 4 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 1,5 mm ² 2 punti connessione	Conf. (pz.)	Grandezza 1,5 mm ² 3 punti connessione	Conf. (pz.)	Grandezza 1,5 mm ² 4 punti connessione	Conf. (pz.)
Morsetto passante grigio	 8WH2000-0AE00	50	 8WH2003-0AE00	50	 8WH2004-0AE00	50
Morsetto passante blu	8WH2000-0AE01	50	8WH2003-0AE01	50	8WH2004-0AE01	50
Morsetto passante arancione	8WH2000-0AE04	50	8WH2003-0AE04	50	8WH2004-0AE04	50
Morsetto passante rosso	8WH2000-0AE02	50				
Morsetto passante nero	8WH2000-0AE08	50				
Morsetto passante verde	8WH2000-0AE03	50				
Morsetto passante bianco	8WH2000-0AE05	50				
Morsetto passante giallo	8WH2000-0AE06	50				
Morsetto di terra giallo-verde 2 punti conness.	 8WH2000-0CE07	50	 8WH2003-0CE07	50	 8WH2004-0CE07	50
Morsetto di terra giallo-verde 2 punti conness.						
Morsetto di terra giallo-verde 2 punti conness.						
Descrizione	Grandezza 2,5 mm ² 2 punti connessione	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ² 3 punti connessione	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ² 4 punti connessione	Conf. (pz.)
Morsetto passante grigio	 8WH2000-0AF00	50	 8WH2003-0AF00	50	 8WH2004-0AF00	50
Morsetto passante blu	8WH2000-0AF01	50	8WH2003-0AF01	50	8WH2004-0AF01	50
Morsetto passante arancione	8WH2000-0AF04	50	8WH2003-0AF04	50	8WH2004-0AF04	50
Morsetto passante rosso	8WH2000-0AF02	50				
Morsetto passante nero	8WH2000-0AF08	50				
Morsetto passante verde	8WH2000-0AF03	50				
Morsetto passante bianco	8WH2000-0AF05	50				
Morsetto passante giallo	8WH2000-0AF06	50				
Morsetto di terra giallo-verde 2 punti conness.	 8WH2000-0CF07	50	 8WH2003-0CF07	50	 8WH2004-0CF07	50
Morsetto di terra giallo-verde 2 punti conness.						
Morsetto di terra giallo-verde 2 punti conness.						

Descrizione	Grandezza 4 mm ² 2 punti connessione	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ² 3 punti connessione	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ² 4 punti connessione	Conf. (pz.)
Morsetto passante grigio	 8WH2000-0AG00	50	 8WH2003-0AG00	50	 8WH2004-0AG00	50
Morsetto passante blu	8WH2000-0AG01	50	8WH2003-0AG01	50	8WH2004-0AG01	50
Morsetto passante arancione	8WH2000-0AG04	50				
Morsetto passante rosso	8WH2000-0AG02	50				
Morsetto passante nero	8WH2000-0AG08	50				
Morsetto passante verde	8WH2000-0AG03	50				
Morsetto passante bianco	8WH2000-0AG05	50				
Morsetto passante giallo	8WH2000-0AG06	50				

Morsetto di terra giallo-verde 2 punti conness.	 8WH2000-0CG07	50	 8WH2003-0CG07	50	 8WH2004-0CG07	50
Morsetto di terra giallo-verde 2 punti conness.						
Morsetto di terra giallo-verde 2 punti conness.						

Descrizione	Grandezza 6 mm ² 2 punti connessione	Conf. (pz.)	Grandezza 6 mm ² 3 punti connessione	Conf. (pz.)	Grandezza 10 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto passante grigio	 8WH2000-0AH00	50	 8WH2003-0AH00	50	 8WH2000-0AJ00	50
Morsetto passante blu	8WH2000-0AH01	50	8WH2003-0AH01	50	8WH2000-0AJ01	50
Morsetto di terra giallo-verde 2 punti conness.	 8WH2000-0CH07	50	 8WH2003-0CH07	50	 8WH2000-0CJ07	50
Morsetto di terra giallo-verde 3 punti conness.						
Morsetto di terra giallo-verde						

Descrizione	Grandezza 16 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 35 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto passante grigio	 8WH2000-0AK00	50	 8WH2000-0AM00	50
Morsetto passante blu	8WH2000-0AK01	50	8WH2000-0AM01	50
Morsetto di terra passante giallo-verde	 8WH2000-0CK07	50	 8WH2000-0CM07	50

Accessori	Grandezza 6 mm ²	Grandezza 10 mm ²	Grandezza 16 mm ²	
Piastra di separazione 2 punti di connessione		8WH9070-0AA00	100/50	
Piastra di separazione 3 punti di connessione		8WH9070-0GA00	100/50	
Piastra di separazione 4 punti di connessione		8WH9070-0HA00	100/50	
Piastra chiusura 2 punti di connessione	8WH9000-1GA00	100/50	8WH9003-1GA00	100/50
Piastra chiusura 3 punti di connessione	8WH9000-2GA00	100/50	8WH9003-2GA00	100/50
Piastra chiusura 4 punti di connessione	8WH9000-4GA00	100/50	8WH9003-4GA00	100/50
Piastra parziale	8WH9000-0GA00	100/50	8WH9003-0GA00	100/50
Copertura con simbolo pericolo			8WH9063-5AA06	100/50
Copertura con simbolo pericolo 1,5 mm ²	8WH9061-5AA06	100/50		
Copertura con simbolo pericolo 2,5 mm ²	8WH9060-5AA06	100/50		

Accessori	Grandezza 6 mm ²	Grandezza 10 mm ²	Grandezza 16 mm ²	
Piastra di separazione	8WH9070-0DA00	100/50		
Piastra chiusura 2 punti di connessione	8WH9004-1GA00	100/50		
Piastra chiusura 3 punti di connessione	8WH9004-2GA00	100/50		
Piastra di chiusura		8WH9005-1GA00	100/50	
Copertura con simbolo pericolo	8WH9064-5AA06	100/10	8WH9006-1GA00	100/50
Copertura con simbolo pericolo 35 mm ²	8WH9067-5AA06	100/10	8WH9066-5AA06	100/25

8WH2 Morsetti passanti ibridi (capitolo 4 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto passante ibrido grigio	 8WH2103-2BF00	50	 8WH2103-2BG00	50
Morsetto passante ibrido blu	8WH2103-2BF01	50	8WH2103-2BG01	50
Morsetto di terra giallo-verde	 8WH2103-3BF07	50	 8WH2103-3BG07	50
Accessori				
Piastra di chiusura	8WH9000-2HA00	50	8WH9003-2HA00	50

8WH2 Morsetti a molla

Morsetti 8WH2

8WH2 Morsetti portafusibili (capitolo 4 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 4 mm ² fusibili piatti	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ² fusibili G5x20	Conf. (pz.)	Grandezza 4mm ² fusibili G6,3x32	Conf. (pz.)
Morsetto portafusibili senza LED	 8WH2000-1AG08	50				
Morsetto portafusibili LED 12 V	8WH2000-1BG28	50				
Morsetto portafusibili LED 24 V	8WH2000-1BG38	50				
Morsetto portafusibili senza LED			8WH2000-1GG08	50		
Morsetto portafusibili LED 15...30 V			8WH2000-1JG38	50		
Morsetto portafusibili LED 30...60 V			8WH2000-1JG68	50		
Morsetto portafusibili LED 110...250 V			8WH2000-1MG08	50		
Morsetto portafusibili senza LED (fusibile incluso)					8WH2000-1HG08	50
Morsetto portafusibili LED 110...250 V (fusibile incluso)					8WH2000-1RG08	50

Accessori

Piastra di separazione 2 punti di connessione	8WH9070-0AA00	100/50
Piastra di separazione 3 punti di connessione	8WH9070-0KA00	100/50

Accessori

	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
Piastra morsetto 2 punti di connessione	8WH9000-1GA00	100/50	8WH9003-1GA00	100/50
Piastra morsetto 3 punti di connessione	8WH9000-2GA00	100/50	8WH9003-2GA00	50
Piastra morsetto 4 punti di connessione	8WH9000-4GA00	100/50	8WH9003-4GA00	50
Segmento di copertura	8WH9000-0GA00	100/50		
Piastra di separazione ottica e elettrica 2 p. connes.	8WH9070-0AA00	100/50	8WH9070-0AA00	100/50
Piastra di separazione ottica e elettrica 3 p. connes.	8WH9070-0GA00	100/50		
Piastra di separazione ottica e elettrica 3 p. connes.	8WH9070-0HA00	100/50		
Piastra per morsetto passante 2 punti connessione			8WH9004-3SA00	100/50
Piastra per morsetto passante 2 punti connessione			8WH9005-1SA00	100/50

8WH2 Morsetti sezionatori a coltello (capitolo 4 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto sezionatore a coltello 2 punti connessione	 8WH2000-6CF00	50		50
Morsetto sezionatore a coltello 3 punti connessione	8WH2003-6CF00	50		
Morsetto sezionatore a coltello 4 punti connessione	8WH2004-6CF00	50		

Accessori

	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
Piastra chiusura 2 punti di connessione	8WH9000-2GA00	100/50		
Piastra chiusura 3 punti di connessione	8WH9000-4GA00	100/50		
Piastra chiusura 4 punti di connessione	8WH9000-5GA00	100/50		
Piastra separazione 2 punti di connessione			8WH9070-0AA00	100/50
Piastra separazione 3 punti di connessione			8WH9070-0GA00	100/50
Piastra separazione 4 punti di connessione			8WH9070-0HA00	100/50
Segmento di copertura 3 o 4 punti connessione	8WH9000-0GA00	100/10		

8WH2 Morsetti sezionatori a coltello (capitolo 4 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto sezionatore 2 punti connessione	 8WH2000-6AF00	50		50
Morsetto sezionatore 3 punti connessione	8WH2003-6AF00	50		
Morsetto sezionatore 4 punti connessione	8WH2004-6AF00	50		

Accessori

	Grandezza 1,5...2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²
Piastra chiusura 2 punti di connessione	8WH9000-2GA00	100/50			
Piastra chiusura 3 punti di connessione			8WH9000-4GA00	100/50	
Piastra chiusura 4 punti di connessione			8WH9000-5GA00	100/50	
Piastra di separazione 3 punti connessione			8WH9070-0GA00	100/50	8WH9070-0AA00
Piastra di separazione 4 punti connessione			8WH9070-0HA00	100/50	
Segmento dicopertura 3 o 4 punti connessione	8WH9000-0GA00	100/10			




8WH2 Morsetti a molla due piani (capitolo 4 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 1,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ² 3 punti di conn.	Conf. (pz.)
Morsetto senza collegamento del potenziale	 8WH2020-0AE00	50				
Morsetto con collegamento del potenziale	8WH2025-0AE00	50				
Morsetto blu, 2 poli	8WH2020-0AE01	50				
Morsetto grigio senza collegam. del potenziale, 2 poli			8WH2020-0AF00	50		
Morsetto grigio con collegam. del potenziale, 1 polo			8WH2025-0AF00	50		
Morsetto blu senza collegam. del potenziale, 2 poli			8WH2020-0AF01	50		
Morsetto blu con collegam. del potenziale, 1 polo			8WH2025-0AF01	50		
Morsetto grigio senza collegam. del potenziale, 2 poli					8WH2023-0AF00	50
Morsetto grigio con collegam. del potenziale, 1 polo					8WH2022-0AF00	50
Morsetto blu con collegam. del potenziale, 1 polo					8WH2023-0AF01	50

Morsetto di terra giallo-verde	 8WH2020-0CE07	50
--------------------------------	---	----

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto piano superiore L, piano inferiore PE Morsetto piano superiore N, piano inferiore PE Morsetto piano superiore N, piano inferiore L Morsetto grigio senza collegam. del potenziale, 2 poli Morsetto grigio con collegam. del potenziale, 1 polo Morsetto blu 2 poli	 8WH2020-4AF00	50	 8WH2020-4BF00	50	 8WH2020-4CF00 8WH2020-0AG00 8WH2025-0AG00 8WH2020-0AG01	50 50 50 50

Morsetto di terra 2 punti connessione su ogni livello Morsetto di terra 3 punti connessione su ogni livello Morsetto di terra due piani giallo-verde	 8WH2020-0CF07	50	 8WH2023-0CF07	50	 8WH2020-0CG07	50
--	---	----	--	----	---	----

Accessori	Grandezza 1,5...2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 1,5...4 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5/4 mm ²	Conf. (pz.)
Piastra di separazione ottica ed elettrica Piastra chiusura grigia Piastra chiusura grigia gr.2,5 e 3 punti connessione Piastra chiusura grigia gr.4	 8WH9000-1VA00	100/50	 8WH9070-0BA00	100/50	 8WH9000-2VA00 8WH9003-1VA00	100/50 100/50


8WH2 Morsetti a molla 3 piani (capitolo 4 catalogo generale)



Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto a 3 piani grigio Morsetto a 3 piani blu Morsetto a 3 piani con collegamento del potenziale Morsetto a 3 piani, PE/L/N Morsetto a 3 piani, PE/L/L Morsetto di terra giallo-verde	 8WH2030-0AF00 8WH2030-0AF01 8WH2035-0AF00 8WH2030-4EF00 8WH2030-4HF00	50 50 50 50 50	 8WH2035-0CF07	50 50

Accessori	Grandezza 1,5...2,5 mm ²	Conf. (pz.)
Piastra chiusura per morsetto a 3 piani Porta etichetta per morsetto a 3 piani	 8WH9000-1GD00  8WH9060-4BA00	100/50 100/100


8WH2 Morsetti a molla 4 piani per motori (capitolo 4 catalogo generale)




Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto a 4 piani per motori	 8WH2040-4LF00	50	 8WH2040-4LG00	50

Accessori	Grandezza 1,5...2,5 mm ²	Conf. (pz.)
Piastra chiusura	 8WH9000-1GE00	100/50








Accessori	Grandezza 1,5...2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
Piastra chiusura 2 punti di connessione Piastra chiusura 3 punti di connessione Piastra chiusura 4 punti di connessione Piastra di separazione 3 punti connessione Piastra di separazione 4 punti connessione Segmento dicopertura 3 o 4 punti connessione	 8WH9000-2GA00  8WH9000-0GA00	100/50 100/100	 8WH9000-4GA00  8WH9000-5GA00  8WH9070-0GA00  8WH9070-0HA00	100/50 100/50 100/50 100/50	 8WH9070-0AA00	100/50

8WH2 Morsetti a molla con diodi (capitolo 4 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto 3 p. di connes., passaggio da sinistra a destra Morsetto 3 p. di connes., passaggio da destra a sinistra	 8WH2003-5DF00  8WH2003-5CF00	50 50

Accessori	Grandezza 1,5...2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 1,5...4 mm ²	Conf. (pz.)
Piastra di chiusura 3 punti di connessione Piastra di separazione 3 punti di connessione Segmento di copertura	 8WH9000-4GA00  8WH9000-0GA00	100/50 100/100	 8WH9070-0GA00	100/50


8WH2 Morsetti a due piani con diodo (capitolo 4 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 1,5...2,5 mm ²	Grandezza 1,5...4 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto con diodo passaggio dall'alto in basso Morsetto con diodo dal basso a sinistra al basso a destra Morsetto con diodo passaggio dal basso in alto Morsetto con diodo dall'alto in basso a sinistra e a destra Morsetto con diodo dall'alto in basso e da destra a sinistra Morsetto con diodo dal basso in alto e da sinistra a destra Morsetto con diodo dal basso a sinistra e destra in alto Morsetto con LED (15..30 V DC/2,5...7,5 A) Morsetto con LED (110..230 V AC/DC/0,5...1 A inc. lamp.) Piastra chiusura morsetti grandezza 1,5...2,5 mm ² Piastra separazione morsetti grandezza 1,5...4 mm ²	 8WH2020-5AF00  8WH2020-5DF00  8WH2020-5BF00  8WH2020-5HF00  8WH2020-5KF00  8WH2020-5EF00  8WH2020-5GF00	50 50 50 50 50 50 50 50 50	 8WH2020-5JF30  8WH2020-5JF80	50 50	 8WH9000-1VA00  8WH9070-0BA00	100/50 100/50	

8WH5 Morsetti assemblabili - 8WH3 Morsetti sezionatori a coltello

Morsetti 8WH5 - 8WH9 - 8WH3

8WH5 Morsetti combinati (capitolo 5 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 1,5...4 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto passante grigio, 2 punti connessione		50				
Morsetto passante grigio, 4 punti connessione	8WH5000-0AF00	50				
Morsetto passante blu, 2 punti connessione	8WH5000-0AF01	50				
Morsetto passante blu, 4 punti connessione	8WH5004-0AF01	50				
Morsetto di terra 2 punti di connessione			8WH5000-0CF07	50		
Morsetto di terra 4 punti di connessione			8WH5004-0CF07	50		
Accessori						
Piastra di separazione 2 punti connessione					8WH9070-0AA00	100/50
Piastra di separazione 4 punti connessione					8WH9070-0HA00	100/50
Piastra terminale 2 punti di connessione	8WH9000-1GA00	100/50				
Piastra terminale 4 punti di connessione	8WH9000-4NA00	100/50				
Segmento di copertura	8WH9000-1LA00	100/50				

8WH5 Morsetti ibridi connessione IPO (capitolo 5 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 1,5...4 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto passante ibrido		50				
Morsetto di terra passante ibrido	8WH5100-2PF00		8WH5100-3PF07	50		
Accessori						
Piastra terminale	8WH9000-1GA00	100/50				
Piastra separazione					8WH9070-0HA00	100/50

8WH9 Spine estraibili (capitolo 5 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)
Spina grigia, elemento sinistro ponticellabile		50		
Spina grigia, elemento centrale ponticellabile	8WH9040-1DB00	50		
Spina grigia, elemento destro ponticellabile	8WH9040-1EB00	50		
Spina grigia, elemento sinistro non ponticellabile	8WH9040-1FB00	50		
Spina grigia, elemento centrale non ponticellabile	8WH9040-1AB00	50		
Spina grigia, elemento destro non ponticellabile	8WH9040-1BB00	50		
Spina blu, elemento sinistro ponticellabile	8WH9040-1CB00	50		
Spina blu, elemento centrale ponticellabile	8WH9040-1DB01	50		
Spina blu, elemento destro ponticellabile	8WH9040-1EB01	50		
Spina blu, elemento sinistro non ponticellabile	8WH9040-1FB01	50		
Spina blu, elemento centrale non ponticellabile	8WH9040-1AB01	50		
Spina blu, elemento destro non ponticellabile	8WH9040-1BB01	50		
Spina di terra elemento sinistro ponticellabile	8WH9040-1CB01	50		
Spina di terra elemento centrale ponticellabile			8WH9040-1DB07	50
Spina di terra elemento destro ponticellabile			8WH9040-1EB07	50
Spina di terra elemento sinistro non ponticellabile			8WH9040-1FB07	50
Spina di terra elemento centrale non ponticellabile			8WH9040-1AB07	50
Spina di terra elemento destro non ponticellabile			8WH9040-1BB07	50
Spina di terra elemento destro non ponticellabile			8WH9040-1CB07	50
Accessori				
Molla di bloccaggio con ferma cavo	8WH9050-2BA04	100/50		
Molla di bloccaggio senza ferma cavo	8WH9050-2AA04	100/50		
Schermatura per connessione cavi schermati	8WH9120-0DB08	50		

8WH3 Morsetti perforazione di isolante (capitolo 6 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 1,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 1,5...2,5 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto grigio, 2 punti di connessione		50		50		
Morsetto grigio, 3 punti di connessione	8WH3000-0AE00	50	8WH3000-0AF00	50		
Morsetto grigio, 4 punti di connessione	8WH3003-0AE00	50	8WH3003-0AF00	50		
Morsetto blu, 2 punti di connessione	8WH3004-0AE00	50				
Morsetto blu, 3 punti di connessione	8WH3000-0AE01	50	8WH3000-0AF01	50		
Morsetto blu, 4 punti di connessione	8WH3003-0AE01	50	8WH3003-0AF01	50		
Morsetto di terra 2 punti di connessione	8WH3004-0AE01	50				
Morsetto di terra 3 punti di connessione	8WH3000-0CE07	50	8WH3000-0CF07	50		
Morsetto di terra 4 punti di connessione	8WH3003-0CE07	50	8WH3003-0CF07	50		
Morsetto di terra 4 punti di connessione	8WH3004-0CE07	50				
Accessori						
Piastra di separazione, 4 punti di connessione	8WH9070-0LA00	100/50				
Piastra terminale, 2 punti di connessione	8WH9001-1AA00	100/50				
Piastra terminale, 3 punti di connessione	8WH9001-2AA00	100/50				
Piastra terminale, 4 punti di connessione	8WH9001-4AA00	100/50				
Piastra terminale, 2 punti di connessione			8WH9000-1AA00	100/50		
Piastra terminale, 3 punti di connessione			8WH9000-2AA00	100/50		
Piastra separazione ottica e elettrica 2 punti connes.					8WH9070-0JA00	100/50
Piastra separazione ottica e elettrica 3 punti connes.					8WH9070-0KA00	100/50
Segmento di copertura, 3 o 4 punti di connessione	8WH9001-0AA00	100/50	8WH9000-0AA00	100/50		

8WH3 Morsetti perforazione di isolante a due piani (capitolo 6 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 1,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 1,5 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto a due piani grigio	 8WH3020-0AE00	50		50
Morsetto a due piani blu	8WH3020-0AE01	50		
Morsetto di terra			8WH3020-0CE07	50
Accessori				
Piastra di separazione	8WH9070-0MA00	100/50		
Piastra terminale	8WH9001-1BA00	100/50		

8WH3 Morsetti perforazione di isolante sezionatore a coltello (capitolo 6 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 1,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 1,5 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto sezionatore a coltello	 8WH3000-6AE00	50		50
Accessori				
Piastra terminale, 3 punti di connessione	8WH9001-2AA00	100/50	8WH9000-2AA00	100/50
Piastra terminale, 3 punti di connessione		100/50		
Segmento di copertura, 3 o 4 punti di connessione	8WH9001-0AA00	100/50		
Segmento di copertura, 3 o 4 punti di connessione	8WH9000-0AA00	100/50		
Piastra di separazione e 3 punti di connessione				8WH9070-0KA00 100/50

8WH1 Morsetti passanti a vite

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 6 mm ²	Conf. (pz.)
Morsetto passante grigio	 8WH1000-0AF00	50		50		50
Morsetto passante blu	8WH1000-0AF01	50	8WH1000-0AG01	50	8WH1000-0AH01	50
Morsetto passante rosso	8WH1000-0AF02	50	8WH1000-0AG02	50	8WH1000-0AH02	50
Morsetto passante nero	8WH1000-0AF08	50	8WH1000-0AG08	50	8WH1000-0AH08	50
Morsetto passante giallo	8WH1000-0AF06	50				
Morsetto passante verde	8WH1000-0AF03	50				
Morsetto passante arancione	8WH1000-0AF04	50	8WH1000-0AG04	50		
Morsetto di terra passante	 8WH1000-0CF07	50		50		50
Descrizione						
	Grandezza 10 mm²	Conf. (pz.)	Grandezza 16 mm²	Conf. (pz.)	Grandezza 35 mm²	Conf. (pz.)
Morsetto passante grigio	 8WH1000-0AJ00	50		50		50
Morsetto passante blu	8WH1000-0AJ01	50	8WH1000-0AK01	50	8WH1000-0AM01	50
Morsetto di terra passante	 8WH1000-0CJ07	50		50		50
Accessori						
	Grandezza 2,5...10 mm²		Grandezza 16 mm²		Riduzione a 2,5 o 4 mm²	
Piastra terminale	8WH9000-1PA00	50	8WH9076-1PA00	50		
Piastra di separazione	8WH9070-6BA00	50				
Ponticello riduzione da grand. 6 mm ² da vite a vite					8WH9002-8AC10	10
Ponticello riduzione da grand. 6 mm ² da vite a molla					8WH9002-8BC10	10
Ponticello riduzione da grand. 10 mm ² da vite a vite					8WH9002-8CC10	10
Ponticello riduzione da grand. 10 mm ² da vite a molla					8WH9002-8DC10	10
Ponticello riduzione da grand. 16 mm ² da vite a vite					8WH9002-8EC10	10
Ponticello riduzione da grand. 16 mm ² da vite a molla					8WH9002-8FC10	10
Ponticello riduzione da grand. 35 mm ² da vite a vite					8WH9002-8GC10	10
Ponticello riduzione da grand. 35 mm ² da vite a molla					8WH9002-8HC10	10
Accessori						
	Grand. 2,5 mm²	Grand. 4 mm²	Grand. 6 mm²	Grand. 10 mm²	Grand. 16 mm²	Grand. 35 mm²
Etichetta segn. pericolo	8WH9060-5BA06	8WH9063-5BA06	8WH9064-5BA06	8WH9065-5BA06	8WH9066-5BA06	8WH9067-5BA06
						Conf. (pz.)
						100/50

8WH1 Morsetti a vite

Morsetti 8WH1

8WH1 Morsetti a vite portafusibili (capitolo 7 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 4 mm ² fusibile tipo G 5x20 mm	Conf. (pz.)	Grandezza 6 mm ² fusibile tipo G 6,3x20 mm	Conf. (pz.)
				
Morsetto portafusibile senza LED	8WH1000-1GG08	50		
Morsetto portafusibile con LED 10...30 V AC/DC	8WH1000-1KG38	50		
Morsetto portafusibile con LED 110...250 V AC/DC	8WH1000-1MG88	50		
Morsetto portafusibile senza LED		50	8WH1000-1HH08	50
Morsetto portafusibile con LED 12...30 V AC/DC		50	8WH1000-1PH38	50
Accessori				
	Riduzione a 2,5 o 4 mm²			
Ponticello di rid. da grand. 6 mm ² da vite a vite	8WH9002-8AC10	10		

8WH1 Morsetti a vite sezionatore a coltello (capitolo 7 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
		
Morsetto sezionatore a coltello	8WH1000-6CG00	50
Accessori		
Etichetta segnale pericolo	8WH9063-5BA06	100/50

8WH1 Morsetti a vite sezionatori coltello (capitolo 7 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 6 mm ²	Conf. (pz.)
				
Morsetto sezionatore	8WH1000-6AG00	50	8WH1000-6AH00	50

8WH1 Morsetti a vite due piani (capitolo 7 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
				
Morsetto grigio senza collegamento del potenziale	8WH1020-0AF00	50	8WH1020-0AG00	50
Morsetto grigio con collegamento del potenziale	8WH1025-0AF00	50	8WH1025-0AG00	
Morsetto blu senza collegamento del potenziale	8WH1020-0AF01	50	8WH1020-0AG01	
				
Morsetto di terra due piani	8WH1020-0CF07	50	8WH1020-0CG07	50
Accessori				
	Grandezza 2,5...4 mm²			
Piastra terminale	8WH9000-1QA00	100/50		
Piastra di stanziatrice	8WH9160-0AA00	100/50		
Piastra di separazione	8WH9070-6FA00	100/50		

8WH1 Morsetti a due piani sezionatori (capitolo 7 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)
		
Morsetto sezionatore a coltello piano superiore	8WH1020-6AC00	50
Morsetto sezionato livello superiore	8WH1020-6AG00	50
Accessori		
Piastra terminale	8WH9000-1QA00	100/50
Piastra di stanziatrice	8WH9160-0AA00	100/50
Piastra di separazione	8WH9070-6FA00	100/50

8WH1 Morsetti a vite misurazione trasformatori (capitolo 7 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 6 mm ²	Conf. (pz.)
		
Morsetto di misura trasformatore isolamento	8WH1000-7AH00	50
Morsetto di misura passante trasformatore	8WH1000-7BH00	50
Accessori		
Piastra terminale morsetti misurazione trasformatori	8WH9000-3UA00	100/50
Anelli disconnessione 2 poli *	8WH9021-0AC00	10
Ponticello 10 poli separabili *	8WH9021-0LA00	10
Spina di prova verde	8WH9010-0MB03	10
Spina di prova viola	8WH9010-0MB11	10
Spina di prova gialla	8WH9010-0MB06	10
Spina di prova nuda	8WH9010-0MB12	10
Spina di corto circuito 2 pin	8WH9010-0BC08	10

* Non può essere usata sulla sbarra nuda la presa di prova 8WH9010-0MB12

8WH1 Morsetti a vite con diodo (capitolo 7 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 4 mm ²	Conf. (pz.)		
				
Morsetto con diodo, direzione da sinistra a destra	8WH1000-6LG00	50		
Morsetto con diodo, direzione da destra a sinistra	8WH1000-6KG00	50		
Accessori	Grandezza 2,5...4 mm ²	Conf. (pz.)		
Etichetta segnale pericolo	8WH9063-5BA06	100/50		
Piastra terminale	8WH9000-2PA00	100/50		

8WH1 Morsetti a vite due piani con diodo (capitolo 7 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)		
				
Mors. con diodo integr. 1N 4007 da sopra a sotto	8WH1020-5AF00	50		
Mors. con diodo integr. 1N 4007 da sotto a sopra	8WH1020-5BF00	50		
Mors. con diodo integr. 1N 4007 dal basso sin.al basso destra	8WH1020-5DF00	50		
Mors. con 2 diodi integr. 1N 4007 dall'alto in basso a sinistra e dal basso da destra a destra	8WH1020-5FF00	50		
Mors. con 2 diodi integr. 1N 4007 dall'alto in basso a sinistra e dall'alto in basso a destra	8WH1020-5HF00	50		
Mors. con LED 24 V DC	8WH1020-5JF30	50		
Mors. per saldatura componenti	8WH1020-5LF00	50		
Accessori	Grandezza 2,5...4 mm ²	Conf. (pz.)		
Piastra terminale	8WH9000-1QA00	100/50		
Piastra distanziatrice	8WH9160-0AA00	100/50		
Piastra di separazione	8WH9070-6FA00	100/50		

8WH1 Morsetti a vite di potenza (capitolo 7 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 50 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 95 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 95 mm ²	Conf. (pz.)
						
Morsetto di potenza grigio	8WH1000-0AN00	10	8WH1000-0AQ00	10		
Morsetto di potenza blu	8WH1000-0AN01	10	8WH1000-0AQ01	10		
						
Morsetto di terra	8WH1000-0CN07	10	8WH1000-0CQ07	10	8WH1010-1PQ00	5
Morsetto di terra PE e morsetto di Potenza PEN						
Descrizione	Grandezza 150 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 240 mm ²	Conf. (pz.)		
						
Morsetto di potenza grigio	8WH1000-0AS00	10	8WH1000-0AU00	10		
Morsetto di potenza blu	8WH1000-0AS01	10	8WH1000-0AU01	10		
Accessori	Grandezza 50 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 95 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 150...240 mm ²	
Morsetti con presa di derivazione	8WH9120-0AA00	10	8WH9120-0BA00	10	8WH9120-0CA00	10
Profilo a incastro	8WH9020-3MA00	10	8WH9020-3NA00	10	8WH9020-3PA00	10
Ponticello fisso 2 poli	8WH9020-6HC00	10				
Ponticello fisso 3 poli	8WH9020-6HD00	10				
Ponticello a incastro 2 poli			8WH9020-3AA00	10		
Ponticello a incastro 3 poli			8WH9020-3BA00	10		
Ponticello a incastro 2 poli 150 mm ²					8WH9020-3CA00	10
Ponticello a incastro 3 poli 150 mm ²					8WH9020-3DA00	10
Ponticello a incastro 2 poli 240 mm ²					8WH9020-3EA00	10
Ponticello a incastro 3 poli 240 mm ²					8WH9020-3FA00	10

8WH1 Morsetti a vite schermati (capitolo 7 catalogo generale)

Descrizione	Diametro 3...8 mm	Conf. (pz.)	Diametro 3...14 mm	Conf. (pz.)
				
Morsetto per schermatura diretta su piastra di montaggio conduttiva	8WH9130-0AA00	10	8WH9130-0BA00	10
Morsetto per sbarra di collegamento	8WH9130-0LA00	10	8WH9130-0MA00	10
Descrizione	Diametro 3...20 mm	Conf. (pz.)	Diametro 20...35 mm	Conf. (pz.)
				
Morsetto per schermatura diretta su piastra di montaggio conduttiva	8WH9130-0CA00	10	8WH9130-0DA00	10
Morsetto per sbarra di collegamento	8WH9130-0NA00	10	8WH9130-0PA00	10
Accessori				
Supporto per morsetto diametro 8...35 mm	8WH9140-0DA00	10		
Supporto per morsetto diametro 8...20 mm dist. appross. 30 mm dalla sbarra di collegamento	8WH9140-0BA00	10		
Supporto per morsetto diametro 8...20 mm dist. appross. 65 mm dalla sbarra di collegamento	8WH9140-0CA00	10		
Sbarra di collegamento lunghezza 1000 mm	8WA2842	1		

Accessori per morsetti combinabili 8WH

Morsetti 8WH

Accessori per sistemi etichettatura morsetti 8WH (capitolo 8 catalogo generale)			
Descrizione	Nr. ordinazione	Conf. (pz.)	Note
Etichetta fronte in bianco per morsetti 8WH larghezza 4,2 mm	8WH8112-1AA05	100/1024	
Etichetta fronte in bianco per morsetti 8WH larghezza 5,2 e 6,2 mm	8WH8112-2AA05	100/1400	
Etichetta fronte in bianco per morsetti 8WH larghezza 8,2-10-12 e 16 mm	8WH8112-4AA05	100/1000	
Etichetta piatta in bianco per morsetti 8WH larghezza 4,2 mm	8WH8113-1AA05	100/2000	
Etichetta piatta in bianco per morsetti 8WH larghezza 4,2-5,2-6,2-8,2 mm	8WH8113-6AA05	100/1080	
Etichetta da strappo 20x7, bianca aggancio laterale	8WH8210-0AA55	100/340	
Etichetta da strappo 20x7, turchese aggancio laterale	8WH8210-0AA56	100/340	
Dispositivo etichette adesive 15x6 bianco	8WH8210-0AA35	100/3740	
Dispositivo etichette adesive 15x6 giallo	8WH8210-0AA35	100/3700	
Dispositivo etichette adesive 19x8 bianco	8WH8210-0AA35	100/2700	
Dispositivo etichette adesive 19x8 giallo	8WH8210-0AA35	100/2700	
Targhette frontali per morsetto 4,2 mm gr. 1,5 stampa orizzontale	8WH8120-1A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8120-1XA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 4,2 mm gr. 1,5 stampa verticale	8WH8140-1A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8140-1XA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 4,2 mm gr.1,5 neutre	8WH8110-1AA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 4,2 mm gr. 1,5 stampa orizzontale	8WH8121-1A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8121-1XA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 4,2 mm gr. 1,5 stampa verticale	8WH8141-1A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8141-1XA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 4,2 mm gr.1,5 neutre	8WH8111-1AA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 5,2 mm gr. 2,5 stampa orizzontale	8WH8120-2A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8141-2XA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 5,2 mm gr. 2,5 stampa verticale	8WH8140-2A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8140-2XA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 5,2 mm gr.2,5 neutre	8WH8110-2AA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 5,2 mm gr. 2,5 stampa orizzontale	8WH8121-2A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8121-2XA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 5,2 mm gr. 2,5 stampa verticale	8WH8141-2A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8141-2XA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 5,2 mm gr.2,5 neutre	8WH8111-2AA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 6,2 mm gr. 4 stampa orizzontale	8WH8120-3A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8120-3XA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 6,2 mm gr.4 stampa verticale	8WH8140-3A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8140-3XA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 6,2 mm gr. 4 neutre	8WH8110-3AA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 6,2 mm gr. 4 stampa orizzontale	8WH8121-3A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8121-3XA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 6,2 mm gr. 4 stampa verticale	8WH8141-3AB05	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva 1...10 (10x)
Scritta personalizzata	8WH8141-3XA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 5,2 mm gr. 2,5 neutre	8WH8111-3AA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 8,2 mm gr. 6 stampa orizzontale	8WH8120-4A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8120-4XA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 8,2 mm gr. 6 stampa verticale	8WH8140-4A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8140-4XA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 8,2 mm gr. 6 neutre	8WH8110-4AA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 8,2 mm gr. 6 stampa orizzontale	8WH8121-4A@@@	100/100	
Scritta personalizzata	8WH8121-4XA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 8,2 mm gr. 6 stampa verticale	8WH8141-4A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8141-4XA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 8,2 mm gr. 6 neutre	8WH8111-4AA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 10 e 12 mm gr. 10 e 16 stampa orizzontale	8WH8120-5A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8120-5XA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 10 e 12 mm gr. 10 e 16 stampa verticale	8WH8140-5A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8140-5XA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 10 e 12 mm gr. 10 e 16 neutre	8WH8110-5AA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 10 e 12 mm gr. 10 e 16 stampa orizzontale	8WH8121-5A@@@	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva vedi cat.generale
Scritta personalizzata	8WH8121-5XA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 10 e 12 mm gr.10 e 16 stampa verticale	8WH8141-5AB05	100/100	(eccetto 8WH3) num.progressiva 1...10 (10x)
Scritta personalizzata	8WH8141-5XA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 10 e 12 mm gr. 10 e 16 neutre	8WH8111-5AA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 16 mm gr. 35 stampa orizzontale	8WH8120-7AA15	100/100	L1/L2/L3/N/PE
Scritta personalizzata	8WH8120-7XA05	100/100	
Targhette frontali per morsetto 16 mm gr. 35 stampa verticale	8WH8140-7XA05	100/100	Scritta personalizzata
Targhette frontali per morsetto 16 mm gr. 35 neutre	8WH8110-7AA05	100/100	
Targhette piatte per morsetto 16 mm gr. 35 neutre	8WH8111-7AA05	100/100	

Accessori di montaggio per morsetti 8WH (capitolo 8 catalogo generale)			
Descrizione	Nr. ordinazione	Conf. (pz.)	Note
Spina di prova combinabile morsetto largh. 4,2 mm gr.1,5 mm ²	8WH9010-0DB02	10	escluso 8WH3
Spina di prova combinabile morsetto largh. 5,2 mm gr.2,5 mm ²	8WH9010-0EB02	10	escluso 8WH3
Spina di prova combinabile morsetto largh. 6,2 mm gr.6 mm ²	8WH9010-0FB02	10	escluso 8WH3
Piastra di stanziatrice morsetto largh. 4,2 mm grand. 1,5 mm ²	8WH9010-2AA02	10	escluso 8WH3
Piastra di stanziatrice morsetto largh. 5,2 mm grand. 2,5 mm ²	8WH9010-2BA02	10	escluso 8WH3
Piastra di stanziatrice morsetto largh. 6,2 mm grand. 6 mm ²	8WH9010-2CA02	10	escluso 8WH3
Porta cartellini per staffe terminali	8WH9150-1CA00	10	
Adattatore di prova	8WH9010-0JB00	10	
Ponticello di riduzione da gr.2,5 o 4 mm ² a passante gr.1,5 mm ²	8WH9020-0CC10	10	escluso 8WH1 e 8WH3 mors.pass. sezionatori
Ponticello di riduzione da gr.2,5 o 4 mm ² a passante gr.6 mm ²	8WH9020-0FC10	10	escluso 8WH1 e 8WH3 mors.pass.sezionatori
Ponticello di riduzione da gr.2,5 o 4 mm ² a passante gr.10 mm ²	8WH9020-0AC10	10	escluso 8WH1 e 8WH3 mors.pass.sezionatori
Ponticello di riduzione da gr.2,5 o 4 mm ² a passante gr.16 mm ²	8WH9020-0BC10	10	escluso 8WH1 e 8WH3 mors.pass.sezionatori
Ponticello di riduzione da gr.2,5 o 4 mm ² a passante gr.35 mm ²	8WH9020-0EC10	10	escluso 8WH1 e 8WH3 mors.pass.sezionatori
Collegamento mors.passante da gr. 16 mm ² a pass. gr.35 mm ²	8WH9020-0DC10	10	
Cacciavite 0,4 x 2,5 mm	8WH9020-0AA00	10	
Cacciavite 0,6 x 3,5 mm	8WH9200-0AB00	10	
Cacciavite 0,8 x 4,0 mm	8WH9200-0AC00	10	
Cacciavite 10 x 5,5 mm	8WH9200-0AD00	10	
Ponticello a innesto morsetti largh. 4,2 mm e grandezza 1,5 mm ² 2 poli	8WH9020-6AC10	50	Massima portata di corrente 17,5 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 4,2 mm e grandezza 1,5 mm ² 3 poli	8WH9020-6AD10	50	Massima portata di corrente 17,5 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 4,2 mm e grandezza 1,5 mm ² 4 poli	8WH9020-6AE10	50	Massima portata di corrente 17,5 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 4,2 mm e grandezza 1,5 mm ² 5 poli	8WH9020-6AF10	50	Massima portata di corrente 17,5 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 4,2 mm e grandezza 1,5 mm ² 10 poli	8WH9020-6AL10	50	Massima portata di corrente 17,5 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 5,2 mm e grandezza 2,5 mm ² 20 poli	8WH9020-6AS10	50	Massima portata di corrente 17,5 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 5,2 mm e grandezza 2,5 mm ² 2 poli	8WH9020-6BC10	50	Massima portata di corrente 24 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 5,2 mm e grandezza 2,5 mm ² 3 poli	8WH9020-6BD10	50	Massima portata di corrente 24 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 5,2 mm e grandezza 2,5 mm ² 4 poli	8WH9020-6BE10	50	Massima portata di corrente 24 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 5,2 mm e grandezza 2,5 mm ² 5 poli	8WH9020-6BF10	50	Massima portata di corrente 24 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 5,2 mm e grandezza 2,5 mm ² 10 poli	8WH9020-6BL10	50	Massima portata di corrente 24 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 5,2 mm e grandezza 2,5 mm ² 20 poli	8WH9020-6BS10	50	Massima portata di corrente 24 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 5,2 mm e grandezza 2,5 mm ² 50 poli	8WH9020-6BT10	50	Massima portata di corrente 24 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 6,2 mm e grandezza 4 mm ² 2 poli	8WH9020-6CC10	50	Massima portata di corrente 32 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 6,2 mm e grandezza 4 mm ² 3 poli	8WH9020-6CD10	50	Massima portata di corrente 32 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 6,2 mm e grandezza 4 mm ² 4 poli	8WH9020-6CE10	50	Massima portata di corrente 32 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 6,2 mm e grandezza 4 mm ² 5 poli	8WH9020-6CF10	50	Massima portata di corrente 32 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 6,2 mm e grandezza 4 mm ² 10 poli	8WH9020-6CL10	10	Massima portata di corrente 32 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 6,2 mm e grandezza 4 mm ² 20 poli	8WH9020-6CS10	10	Massima portata di corrente 32 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 6,2 mm e grandezza 4 mm ² 50 poli	8WH9020-6CT10	10	Massima portata di corrente 32 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 8,2 mm e grandezza 6 mm ² 2 poli	8WH9020-6DC10	10	Massima portata di corrente 41 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 8,2 mm e grandezza 6 mm ² 3 poli	8WH9020-6DD10	10	Massima portata di corrente 41 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 8,2 mm e grandezza 6 mm ² 4 poli	8WH9020-6DE10	10	Massima portata di corrente 41 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 8,2 mm e grandezza 6 mm ² 5 poli	8WH9020-6DF10	10	Massima portata di corrente 41 A
Ponticello a innesto morsetti largh. 8,2 mm e grandezza 6 mm ² 10 poli	8WH9020-6DL10	10	Massima portata di corrente 41 A
Per morsetti larghezza 10 mm e grandezza 10 mm ² , 2 poli 57A	8WH9020-6EC10	10	
Per morsetti larghezza 12 mm e grandezza 16 mm ² , 2 poli 76A	8WH9020-6FC10	10	
Per morsetti larghezza 16 mm e grandezza 35 mm ² , 2 poli 101A	8WH9020-6GC10	10	
Spina sezionamento per morsetti sezionatori	8WH9040-0BD04	50	
Connettore passante grigio	8WH9020-8AB00	50	
Spina porta fusibile con LED 12...30 V,1...2,5 mA	8WH9040-3AB08	10	
Spina porta fusibile con LED 30...60 V,0,8...2,0 mA	8WH9040-3BB08	10	
Spina porta fusibile con LED 110...250 V,0,5...2,5 mA	8WH9040-3CB08	10	
Spina porta fusibile senza LED	8WH9040-3DB08	10	
Spina per componenti elettronici	8WH9040-0BB00	10	
Morsetti alimentazione, sbarre collegamento N,32A conn.fino a 4 mm ²	8WA2867	50	
Morsetti alimentazione, sbarre collegamento N,76A conn.fino a 25 mm ²	8WA2868	50	
Morsetti alimentazione, sbarre collegamento N,125A conn.fino a 35 mm ²	8WA2870	50	
Sbarra di collegamento N, 10 mm x 3 mm, lunghezza 1000 mm	8WA2842	1	

8WA1 Morsetti a vite

Morsetti 8WA1

8WA1 Morsetti a vite passanti (capitolo 9 catalogo generale)

Descrizione	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5 mm ²	Conf. (pz.)
						
Morsetto singolo grigio	8WA1011-1DF11	50				
Morsetto singolo blu	8WA1011-1BF23	50				
Morsetto singolo rosso	8WA1011-1BF21	50				
Morsetto singolo arancione	8WA1011-1BF22	50				
Morsetto singolo giallo	8WA1011-1BF26	50				
Morsetto singolo nero	8WA1011-1BF24	50				
Morsetto singolo verde	8WA1011-1BF25	50				
Morsetto blocco grigio 3 poli, largh.18mm			8WA1011-3DF21	50		
Morsetto blocco grigio,10 poli largh.61 mm (nr.1..10)			8WA1011-0DF22	50		
Morsetto blocco grigio,61 mm nessuna numerazione			8WA1011-0DF21	50		
Morsetto di terra passante una connessione a vite					8WA1011-1PF01	50
Morsetto di terra passante due connessioni a vite					8WA1011-1PF00	50
Accessori	Grandezza 1,5...2,5 mm²	Conf. (pz.)	Grandezza 1,5..4 mm²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5..6 mm²	Conf. (pz.)
Etichetta con simbolo fulmine	8WA1810	50				
Etichetta bianca siglabile	8WA1860	50				
Etichetta per sbarre di collegam. trasparente					8WA1822-7AX01	10
Etichetta per sbarre di collegam. bianca siglabile					8WA1822-7AX03	10
Piastrina isolante					8WA1825	50
Piastra di separazione			8WA1820	50		
Ponticello per grandezza 2,5 mm ²	8WA1822-7VF01	50				
Sbarra di collegamento per gr. 2,5 mm ² per 2 morsetti	8WA1895	150				
Sbarra di collegamento per gr. 2,5 mm ² per 3 morsetti	8WA1896	150				
Sbarra di collegamento per gr. 2,5 mm ² per 4 morsetti	8WA1897	120				
Sbarra di collegam. per gr. 2,5 mm ² per 10 morsetti	8WA1898	10/200				
Accessori						
Spina piatta	8WA1854	100				
Ponticello disgiuntore	8WA1865	50				
Descrizione	Grandezza 4 mm²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 mm²	Conf. (pz.)
						
Morsetto singolo grigio	8WA1011-1DG11	100				
Morsetto singolo blu	8WA1011-1BG11	50				
Morsetto singolo rosso	8WA1011-1BG21	50				
Morsetto singolo arancione	8WA1011-1BG22	50				
Morsetto singolo nero	8WA1011-1BG24	50				
Morsetto blocco grigio 3 poli, largh.19,5mm			8WA1011-3DG21	10		
Mors. blocco grigio,10 poli largh.65,5 mm (nr.1..10)			8WA1011-0DG22	20		
Mors. blocco grigio,65,5 mm nessuna numerazione			8WA1011-0DG21	50		
Morsetto di terra passante una connessione a vite					8WA1011-1PG01	50
Morsetto di terra passante due connessioni a vite					8WA1011-1PG00	50
Accessori	Grandezza 1,5...4 mm²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5...6 mm²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 e 6 mm²	Conf. (pz.)
Etichetta con simbolo fulmine					8WA1811	50
Etichetta bianca siglabile					8WA1862	50
Etichetta per sbarre di collegam. trasparente			8WA1822-7AX01	10		
Etichetta per sbarre di collegam. bianca siglabile			8WA1822-7AX03	10		
Piastra di separazione	8WA1820	50				
Ponticello per grandezza 4 mm ²					8WA1822-7VG00	50
Sbarra di collegamento per gr. 4 mm ² per 2 morsetti					8WA1850	50
Sbarra di collegamento per gr. 4 mm ² per 3 morsetti					8WA1851	50
Sbarra di collegamento per gr. 4 mm ² per 4 morsetti					8WA1852	20
Sbarra di collegamento per gr. 4 mm ² per 10 morsetti					8WA1853	10
Accessori						
Morsettiera	8WA1741-2X	5				
Boccola di prova	8WA1854	100				
Ponticello sezionabile	8WA1865	50				

Descrizione	Grandezza 6 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 6 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 6 mm ²	Conf. (pz.)
						
Morsetto singolo grigio	8WA1011-1DH11	50				
Morsetto singolo blu	8WA1011-1BH23	50				
Morsetto singolo nero	8WA1011-1BH24	50				
Morsetto blocco grigio 3 poli, largh.24,5 mm			8WA1011-3DH21	20		
Morsetto di terra passante una connessione a vite					8WA1010-1PH01	50
Morsetto di terra passante due connessioni a vite					8WA1011-1PH00	50
Accessori	Grandezza 2,5...6 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4..6 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 6 e 16 mm ²	Conf. (pz.)
Etichetta con simbolo fulmine			8WA1811	50		
Etichetta bianca siglabile			8WA1862	50		
Etichetta per sbarre di collegam. trasparente	8WA1882-7AX01	50				
Piastrina isolante	8WA1825	50			8WA1825	50
Piastra di separazione					8WA1821	50
Ponticello per grandezza 6 mm ²					8WA1822-7VH00	50
Sbarra di collegamento per gr. 6 mm ² per 2 morsetti					8WA1885	50
Sbarra di collegamento per gr. 6 mm ² per 3 morsetti					8WA1886	50
Sbarra di collegamento per gr. 6 mm ² per 4 morsetti					8WA1887	50
Sbarra di collegamento per gr. 6 mm ² per 10 morsetti					8WA1888	50
Accessori						
Spina piatta	8WA1854	100				
Ponticello disgiuntore	8WA1865	50				
Descrizione	Grandezza 16mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 16 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 16 mm ²	Conf. (pz.)
						
Morsetto singolo grigio	8WA1204	20				
Morsetto singolo blu	8WA1011-1BK11	10				
Morsetto blocco grigio 3 poli, largh. 30 mm			8WA1304	20		
Morsetto di terra passante					8WA1011-1PK00	25
Accessori	Grandezza 16 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 16...35 mm ²	Conf. (pz.)		
Etichetta con simbolo fulmine	8WA1812	50				
Etichetta bianca siglabile	8WA1892	50				
Etichetta per sbarre di collegam. trasparente			8WA1822-7AX02	10		
Piastra isolante			8WA1822-7TK00	50		
Piastra di separazione	8WA1821	50				
Sbarra di collegamento per gr. 4 mm ² per 2 morsetti	8WA1842	20				
Sbarra di collegamento per gr. 4 mm ² per 3 morsetti	8WA1845	20				
Sbarra di collegamento per gr. 4 mm ² per 4 morsetti	8WA1848	10				
Sbarra di collegamento per gr. 4 mm ² per 10 morsetti	8WA1802	10				
Descrizione	Grandezza 35 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 35 mm ²	Conf. (pz.)		
						
Morsetto singolo grigio	8WA1205	20				
Morsetto singolo blu	8WA1011-1BM11	10				
Morsetto blocco grigio 3 poli, largh. 48 mm			8WA1305	20		
Accessori	Grandezza 35 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 16...35 mm ²	Conf. (pz.)		
Etichetta con simbolo fulmine	8WA1813	50				
Etichetta bianca siglabile	8WA1893	50				
Etichetta per sbarre di collegam. trasparente			8WA1822-7AX02	10		
Piastra isolante			8WA1822-7TK00	50		
Piastra di separazione	8WA1823	25				
Sbarra di collegamento per gr. 35 mm ² per 2 morsetti	8WA1828	20				
Sbarra di collegamento per gr. 35 mm ² per 3 morsetti	8WA1803	20				
Sbarra di collegamento per gr. 35 mm ² per 10 morsetti	8WA1804	10				

8WA1 Morsetti a vite

Morsetti 8WA1

Descrizione	Grandezza 35 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 70 mm ²	Conf. (pz.)		
Morsetto di terra passante	8WA1011-1PM00	25	8WA1206	10/60		
Morsetto di terra passante grigio						
Morsetto di terra passante blu					8WA1011-1BP11	10
Accessori						
Etichetta con simbolo fulmine	8WA1823	25	8WA1814	50		
Piastra di separazione			8WA1824	25		
Piastra di separazione			8WA1216	20		
Sbarra collegamento per 2 morsetti						
Accessori	Grandezza 1,5...2,5 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 2,5...6 mm ²	Conf. (pz.)	Grandezza 4 e 6 mm ²	Conf. (pz.)
Etichetta con simbolo fulmine	8WA1810	50			8WA1811	50
Etichetta con simbolo fulmine	8WA1860	50				
Etichetta bianca siglabile			8WA1822-7AX03	10	8WA1862	50
Etichetta bianca siglabile						
Etichetta per sbarre collegamento trasparente			8WA1822-7AX01	10		
Ponticello collegamento sbarre 2,5/4/6 mm ²	8WA1822-7VF01	50	8WA1822-7VG00	50	8WA1822-7VH00	50
Accessori	Grandezza 16...35 mm ²		Grandezza 16 e 35 mm ²		Grandezza 70 mm ²	
Etichetta con simbolo fulmine 16 mm ²	8WA1812	50			8WA1814	50
Etichetta con simbolo fulmine 35 mm ²	8WA1813	50				
Etichetta con simbolo fulmine						
Etichetta bianca siglabile 16 mm ²	8WA1892	50				
Etichetta bianca siglabile 35 mm ²	8WA1893	50				
Etichetta bianca siglabile			8WA1822-7AX02	10		
Staffa terminale lungh. 10 mm valida x tutte le grandezze	8WA1808	50				

Direzione commerciale

■ Siemens S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2654

Organizzazione di vendita - Elenco Filiali

■ Macro Area Lombardia

Provincie: Bergamo - Brescia - Cremona -
Lecco - Lodi - Piacenza - Sondrio -
Biella - Como - Milano - Novara - Pavia -
Varese - Verbania - Vercelli
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2309 oppure .2640
Fax 02-2436.3416

■ Macro Area Nord Ovest

Regioni: Liguria, Piemonte (escluso
Biella, Novara, Verbania, Vercelli),
Sardegna, Valle D'Aosta

Genova

Via Enrico Melen, 83 - Cap 16152
Tel. 010-3434.764 - Fax 010-3434.689

Torino

Via del Drosso, 49 - Cap 10135
Tel. 011-6173.273 - Fax 011-6173.202

■ Macro Area Nord Est

Regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige, Veneto + Mantova

Padova

Via Prima Strada, 35 - Cap 35129
Tel. 049-8533.338 - Fax 049-8533.346

■ Macro Area Centro Nord

Regioni: Emilia Romagna, Repubblica
di San Marino, Toscana + Ancona,
Macerata, Pesaro-Urbino

Bologna

Via Trattati Comunitari Europei, 9
40127 Bologna (BO)
Tel. 051-6384.604 - Fax 051-6384.630

Firenze

Via Don Lorenzo Perosi, 4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055-7595.602 - Fax 055-7595.615

■ Macro Area Centro Sud

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia,
Umbria + Ascoli Piceno, Fermo + Malta

Roma

Via Laurentina, 455 - Cap 00142
Tel. 06-59692.262 - Fax 06-59692.200

Bari

Via delle Ortensie, 16 - Cap 70026
Tel. 080-5387.410 - Fax 080-5387.404

Napoli

Via F. Imparato, 198 - Cap 80146
Tel. 081-2435.391 - Fax 081-2435.337

Siracusa

V.le S. Panagia, 141/e - Cap 96100
Tel. 0931-1962.435 - Fax 0931-1962.434

Siemens S.p.A.
Energy Management Division
Low Voltage & Products
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano

Con riserva di modifiche
N. di ordinazione 2333 XE2A 10151
Customer Support
Hotline, Service e Servizio ricambi
Tel. 02 243 62000 - Fax 02 243 62100
e-mail: support.italy.automation@siemens.com

Le informazioni riportate in questo catalogo contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l'evolversi dei prodotti o non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente concordate in fase di definizione del contratto. Con riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.