

A close-up photograph of a Siemens Sirius Act switch. The switch has a black body with a blue and white top section. It is mounted on a metallic base. In the background, there are blurred red and green lights.

SIEMENS

SIRIUS ACT – Performance in Action


Elegant og robust betjeningsmateriell for rask og enkel installasjon

[siemens.com/sirius-act](https://www.siemens.com/sirius-act)

Performance in Action – for betjeningsmateriell

Takket være robust materiale er SIRIUS ACT svært godt egnet til bruk i tøffe miljøer hvor olje, støv, vibrasjoner, etsende midler eller andre ekstreme miljøpåkjenninger forekommer. Med lang mekanisk levetid, marinetypegodkjenninger og ATEX-sertifikater er SIRIUS ACT perfekt for applikasjoner som krever sikker og pålitelig drift til enhver tid.

De fire forskjellige designlinjene gjør det mulig å tilpasse enhver spesifikk operasjon. Utførelsene spenner fra svart hardplast til matt eller blank rustfritt stål på 22 mm, samt en 30 mm rund, elegant lavprofilserie med matt metalldesign. Alle har samme enkle montasjekonsept. Modulært kan de kombineres med holdere, kontaktsett og LED-moduler.



Moderne design

Elegant design med materiale av industriell kvalitet – stort utvalg for enhver applikasjon.

Enkel og intuitiv montasje

Med rotasjonsforhindring og "snap on"-konsept på alle fire modeller øker produktiviteten.

Ekstremt robust


Pålitelig. Spesielt i tøffe miljøer. IP69K er vår nye standard.

Fleksibel kommunikasjon

AS-Interface, IO-Link og Profinet-kommunikasjon gir sømløs og fleksible løsninger.

Et overblikk på produktspekteret


Design og farger



Trykknapper




Nødstopp




Velgebrytere




Nøkkelbrytere




Indikatorer



Tilbehør



Kapslingsbokser



Nye produkter i
porteføljen

Innovativt "snap on"-konsept
Alle komponenter festes uten behov for verktøy – sitter fast til og med i skrå posisjon; integrert spak for løsriving

Enkel fjerning
Press løsrivingsspaken for å fjerne holderen

Enkel installasjon
Rask montering på plate med skrutrekker (ingen spesielle verktøy behøves)

Rille-fritt frest hull
Enkel montasje av komponenter uten å justere anti-rotasjon på kabelsko

Stabling av kontaktblokker
Opp til 3 moduler kan stables side om side, hver med 2 kontaktblokker montert på hverandre

Enkle-å-se spor
Feilfri forbindelse av moduler selv når kontaktblokker er stablet

100% forebygging av rotasjon
Rotasjonssikker holder ved hjelp av mekaniske spor, holder aktuator og holder sammen, selv om ikke hull er perfekt frest.

Visuell monteringsindikator
Monter komponentene riktig ved å justere etter indikator-pilene

Installasjon har aldri vært enklere

Det innovative "snap on"-konseptet gjør installasjon av enheter rask og enkelt med én hånd. Med 100 % rotasjonsforebygging integrert i holdere, kan SIRIUS ACT monteres i hull som ikke er perfekt frest, som gjør at du sparer signifikant installasjonstid. I tillegg minimeres muligheten for feilinstallasjon grunnet de synlige indikatorene på utstyret.

Innholdsfortegnelse

22 mm svart hardplast design	6
Enkeltkomponenter	6
Komplette enheter med fjærklemmer	9
Komplette enheter med skruklemmer	11
22 mm matt metall design	13
Enkeltkomponenter	13
Komplette enheter med fjærklemmer	15
Komplette enheter med skruklemmer	16
22 mm blank metall design	17
Enkeltkomponenter	17
Komplette enheter med fjærklemmer	19
Komplette enheter med skruklemmer	21
30 mm matt metall og lavprofil design	23
Enkeltkomponenter	23
Holder, LED og kontaktsettkombinasjoner	25
Kapslingsboks	28
Kompakt trykknapp med holder	31

Notat:

En komplett enhet består av en aktuator/indikator, en holder og ett eller flere LED/kontaktelementer.



22 mm svart hardplast design

Enkeltkomponenter

Trykknapper



Trykknapphode

MLFB Elnr.

● 3SU1000-0AB10-0AA0	4314321
● 3SU1000-0AB20-0AA0	4314322
● 3SU1000-0AB30-0AA0	4314567
● 3SU1000-0AB40-0AA0	4314323
● 3SU1000-0AB50-0AA0	4314324
○ 3SU1000-0AB60-0AA0	4314325
○ 3SU1000-0AB70-0AA0	4314326



Trykknapphode med mulighet for LED

MLFB Elnr.

● 3SU1001-0AB20-0AA0	4314328
● 3SU1001-0AB30-0AA0	4314329
● 3SU1001-0AB40-0AA0	4314330
● 3SU1001-0AB50-0AA0	4314331
○ 3SU1001-0AB60-0AA0	4314332
○ 3SU1001-0AB70-0AA0	4314333



Trykknapphode med inskripsjon

MLFB Elnr. Merknad

● 3SU1000-0AB10-0AD0	4314596	0
● 3SU1000-0AB20-0AD0	4314597	0
● 3SU1000-0AB40-0AC0	4314598	I
● 3SU1000-0AB50-0AR0	4314599	R
○ 3SU1000-0AB60-0AC0	4308300	I



Trykknapphode, holdekontakt

MLFB Elnr.

● 3SU1000-0AA10-0AA0	4314327
----------------------	---------

Tvillingknapper



Tvillingknapphode

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1000-3AB42-0AA0	4302002	
3SU1000-3AB61-0AA0	4302003	
3SU1000-3AB11-0AA0	4302004	
3SU1000-3BB42-0AA0	4308357	Rød: Opphevet
3SU1000-3BB61-0AA0	4308358	Svart: Opphevet
3SU1000-3AB66-0AN0	4308320	Pil: Opp/Ned
3SU1000-3AB66-0AM0	4308319	Pil: Venstre/Høyre
3SU1000-3AB66-0AL0	4308318	Hvit: - Hvit: +



Tvillingknapphode med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1001-3AB42-0AA0	4302005	
3SU1001-3AB61-0AA0	4302006	
3SU1001-3AB42-0AK0	4314340	Grønn: I, Rød: O
3SU1001-3BB42-0AA0	4308359	Rød: Opphevet
3SU1001-3AB42-0AN0	4308312	Pil: Opp/Ned
3SU1001-3AB61-0AK0	4314568	Svart: I, Hvit: O
3SU1001-3BB61-0AA0	4308360	Svart: Opphevet
3SU1001-3AB66-0AP0	4308317	SAG

Nødstop



Nødstopphode, rotér for å frigi

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1000-1GB20-0AA0	4314344	Ø30 mm
3SU1000-1HB20-0AA0	4314345	Ø40 mm
3SU1000-1JB20-0AA0	4314572	Ø60 mm



Nødstopphode med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1001-1GB20-0AA0	4314435	Ø30 mm
3SU1001-1HB20-0AA0	4314436	Ø40 mm
3SU1001-1JB20-0AA0	4308344	Ø60 mm



Nødstopphode, dra for å frigi

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1000-1HA20-0AA0	4314343	Ø40 mm



Nødstopphode med nøkkel

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1000-1HR20-0AA0	4314347	Ø40 mm, CES
3SU1000-1HF20-0AA0	4314346	Ø40 mm, RONIS

Soppknapper



Soppknapphode, fjærkontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1000-1BD10-0AA0	4314341	Ø40 mm



Soppknapphode, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1000-1BA20-0AA0	4314342	Ø40 mm

Vendebrytere



Vendebryterhode, 2 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1002-2BC60-0AA0	4314349	45°
3SU1002-2BC20-0AA0	4314437	45°
3SU1002-2BC30-0AA0	4314438	45°
3SU1002-2BC50-0AA0	4314440	45°
3SU1002-2BC60-0AA0	4314349	45°



Vendebryterhode, 3 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1002-2BM60-0AA0	4314351	2x45°



Vendebryterhode, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1002-2BF20-0AA0	4314441	90°
3SU1002-2BF30-0AA0	4314442	90°
3SU1002-2BF40-0AA0	4314443	90°
3SU1002-2BF50-0AA0	4314444	90°
3SU1002-2BF60-0AA0	4314348	90°



Vendebryterhode, 3 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1002-2BL60-0AA0	4314350	2x45°

Nøkkelsbrytere



Nøkkelsbryterhode, 3 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1000-4BL11-0AA0	4314357	2x45°, RONIS
3SU1000-5BL11-0AA0	4314356	2x45°, CES



Nøkkelsbryterhode, 2 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1000-5BF01-0AA0	4314355	90°, CES
3SU1000-5BF11-0AA0	4314354	90°, CES



Nøkkelsbryterhode, 2 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1000-4BF11-0AA0	4314353	90°, RONIS



Nøkkelsbryterhode, 2 posisjoner, fjærkontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1000-4BC01-0AA0	4314352	45°, RONIS

Signallamper



Signallampehoder

MLFB	Elnr.
3SU1001-6AA20-0AA0	4314334
3SU1001-6AA00-0AA0	4314522
3SU1001-6AA30-0AA0	4314335
3SU1001-6AA40-0AA0	4314336
3SU1001-6AA50-0AA0	4314337
3SU1001-6AA60-0AA0	4314338
3SU1001-6AA70-0AA0	4314339

Berøringssensor



Berøringssensor, induktiv, 24V DC

MLFB	Elnr.
3SU1200-1SK10-2SA0	4314555

ID-nøkkel med IO-link



ID-Nøkkel for IO-Link, 4 posisjoner

MLFB	Elnr.
3SU1000-4WS10-0AA0	4314558

RFID-nøkler



RFID-nøkler

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1900-0FV40-0AA0	4314560	1 posisjon
3SU1900-0FW30-0AA0	4314561	2 posisjoner
3SU1900-0FX20-0AA0	4314562	3 posisjoner
3SU1900-0FY50-0AA0	4314563	4 posisjoner
3SU1900-0FU60-0AA0	4314564	Fri

Komplettenhet med fjærklemmer

Trykknapper



Trykknapp

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-0AB10-3BA0	4331889	1NO
3SU1100-0AB10-3CA0	4331616	1NC
3SU1100-0AB20-3CA0	4331617	1NC
3SU1100-0AB30-3BA0	4331618	1NO
3SU1100-0AB40-3BA0	4331619	1NO
3SU1100-0AB50-3BA0	4331620	1NO
3SU1100-0AB60-3BA0	4331621	1NO



Illuminert trykknapp, 24V AC/DC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1102-0AB20-3CA0	4331622	1NC
3SU1102-0AB30-3BA0	4331623	1NO
3SU1102-0AB40-3BA0	4331624	1NO
3SU1102-0AB50-3BA0	4331625	1NO
3SU1102-0AB60-3BA0	4331626	1NO
3SU1102-0AB70-3BA0	4331627	1NO



Illuminert trykknapp, 110V AC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1103-0AB20-3CA0	4331628	1NC
3SU1103-0AB40-3BA0	4331629	1NO
3SU1103-0AB60-3BA0	4331630	1NO
3SU1103-0AB70-3BA0	4331631	1NO



Illuminert trykknapp, 230V AC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1106-0AB20-3CA0	4331632	1NC
3SU1106-0AB40-3BA0	4331633	1NO
3SU1106-0AB50-3BA0	4302007	1NO
3SU1106-0AB60-3BA0	4331634	1NO
3SU1106-0AB70-3BA0	4331635	1NO

Nødstop



Nødstop, rotér for å frigi, gul bakplate med inskripsjon: NOT HALT

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-1HB20-3CH0	4304597	Ø40 mm, 1NC

Vendebrytere



Vendebryter, 3 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-2BL60-3NA0	4331657	2x45°, 1NO+1NO



Vendebryter, 3 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-2BM60-3NA0	4331658	2x45°, 1NO+1NO



Vendebryter, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-2BF60-3BA0	4331655	90°, 1NO
3SU1100-2BF60-3MA0	4331656	90°, 1NO+1NC

Nøkkalbryter



Nøkkalbryter, 2 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-4BF11-3BA0	4331659	90°, 1NO, RONIS

Signallamper



Signallampe 24V AC/DC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1102-6AA20-3AA0	4331637
● 3SU1102-6AA30-3AA0	4331638
● 3SU1102-6AA40-3AA0	4331639
● 3SU1102-6AA50-3AA0	4331640
○ 3SU1102-6AA60-3AA0	4331641
○ 3SU1102-6AA70-3AA0	4331642



Signallampe 230V AC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1106-6AA20-3AA0	4331649
● 3SU1106-6AA30-3AA0	4331650
● 3SU1106-6AA40-3AA0	4331651
● 3SU1106-6AA50-3AA0	4331652
○ 3SU1106-6AA60-3AA0	4331653
○ 3SU1106-6AA70-3AA0	4331654



Signallampe 110V AC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1103-6AA20-3AA0	4331643
● 3SU1103-6AA30-3AA0	4331644
● 3SU1103-6AA40-3AA0	4331645
● 3SU1103-6AA50-3AA0	4331646
○ 3SU1103-6AA60-3AA0	4331647
○ 3SU1103-6AA70-3AA0	4331648

Komplettenhet med skruklemmer

Trykknapper



Trykknapp

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-0AB10-1BA0	4314300	1NO
3SU1100-0AB20-1CA0	4314301	1NC
3SU1100-0AB30-1BA0	4314573	1NO
3SU1100-0AB40-1BA0	4314302	1NO
3SU1100-0AB50-1BA0	4314303	1NO
3SU1100-0AB60-1BA0	4314574	1NO



Illuminert trykknapp, 110V AC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1103-0AB20-1CA0	4302012	1NC
3SU1103-0AB30-1BA0	4302013	1NO
3SU1103-0AB40-1BA0	4302014	1NO
3SU1103-0AB50-1BA0	4302015	1NO
3SU1103-0AB60-1BA0	4302016	1NO
3SU1103-0AB70-1BA0	4302017	1NO



Illuminert trykknapp, 24V AC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1102-0AB20-1CA0	4302011	1NC
3SU1102-0AB30-1BA0	4314579	1NO
3SU1102-0AB40-1BA0	4314304	1NO
3SU1102-0AB50-1BA0	4302064	1NO
3SU1102-0AB60-1BA0	4314305	1NO
3SU1102-0AB70-1BA0	4314306	1NO



Illuminert trykknapp, 230V AC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1106-0AB20-1CA0	4302065	1NC
3SU1106-0AB30-1BA0	4302008	1NO
3SU1106-0AB40-1BA0	4314581	1NO
3SU1106-0AB50-1BA0	4314582	1NO
3SU1106-0AB60-1BA0	4302009	1NO
3SU1106-0AB70-1BA0	4302010	1NO

Soppknapp



Soppknapp, holdekontakt, dra for å frigi

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-1BA20-1CA0	4304596	Ø40 mm, 1NC

Nødstopp



Nødstopp, rotér for å frigi, gul bakplate uten inskripsjon

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-1HB20-1CF0	4314591	1NC



Nødstopp, rotér for å frigi, gul bakplate med inskripsjon: EMERGENCY STOP

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-1HB20-1CG0	4314307	

Vendebrytere



Vendebryter, 3 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-2BL60-1NA0	4314308	1NO+1NO



Vendebryter, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-2BF60-1BA0	4314309	1NO



Vendebryter, 3 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-2BM60-1NA0	4314310	1NO+1NO

Nøkkelbryter



Nøkkelbryter, 2 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1100-4BF11-1BA0	4314311	1NO, RONIS

Signallamper



Signallampe 24V AC/DC LED

MLFB Elnr.


● 3SU1102-6AA20-1AA0	4314312
● 3SU1102-6AA30-1AA0	4314592
● 3SU1102-6AA40-1AA0	4314313
● 3SU1102-6AA50-1AA0	4331896
○ 3SU1102-6AA60-1AA0	4314314
○ 3SU1102-6AA70-1AA0	4314593



Signallampe 230V AC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1106-6AA20-1AA0	4314315
● 3SU1106-6AA30-1AA0	4304278
● 3SU1106-6AA40-1AA0	4314316
● 3SU1106-6AA50-1AA0	4304284
○ 3SU1106-6AA60-1AA0	4314317



Signallampe 110V AC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1103-6AA20-1AA0	4304264
● 3SU1103-6AA30-1AA0	4304265
● 3SU1103-6AA40-1AA0	4331897
● 3SU1103-6AA50-1AA0	4331898
○ 3SU1103-6AA60-1AA0	4304276
○ 3SU1103-6AA70-1AA0	4304277

Akustisk signal



Akustisk signal, 24-240V AC/DC med skruklemmer og holder

MLFB Elnr.

● 3SU1200-6KH10-1AA0	4302076
----------------------	---------



22 mm matt metall design

Enkeltkomponenter

Trykknapper



Trykknapphode

MLFB	Elnr.
● 3SU1030-0AB10-0AA0	4314529
● 3SU1030-0AB20-0AA0	4314530
● 3SU1030-0AB30-0AA0	4314565
● 3SU1030-0AB40-0AA0	4314531
● 3SU1030-0AB50-0AA0	4314532
○ 3SU1030-0AB60-0AA0	4314533
○ 3SU1030-0AB70-0AA0	4314534



Trykknapphode med mulighet for LED

MLFB	Elnr.
● 3SU1031-0AB20-0AA0	4314536
● 3SU1031-0AB30-0AA0	4314537
● 3SU1031-0AB40-0AA0	4314538
● 3SU1031-0AB50-0AA0	4314539
○ 3SU1031-0AB60-0AA0	4314540
○ 3SU1031-0AB70-0AA0	4314541



Trykknapphode med inskripsjon


MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1030-0AB10-0AD0	4308306	O
● 3SU1030-0AB20-0AD0	4308307	O
● 3SU1030-0AB40-0AC0	4308308	I
● 3SU1030-0AB50-0AR0	4308309	R
○ 3SU1030-0AB60-0AC0	4308310	I



Trykknapphode, holdekontakt


MLFB	Elnr.
● 3SU1030-0AA10-0AA0	4314535

Tvillingknapper



Tvillingknapphode

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1030-3AB42-0AA0	4302019	
○ 3SU1030-3AB61-0AA0	4302020	
● 3SU1030-3AB11-0AA0	4302021	
● 3SU1030-3AB61-0AK0	4308311	Hvit: I, Svart: O
○ 3SU1030-3AB66-0AN0	4308323	Pil opp/ned



Tvillingknapphode med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1031-3AB42-0AA0	4302022	
○ 3SU1031-3AB61-0AA0	4302023	
● 3SU1031-3AB61-0AK0	4314569	Hvit: I, Svart: O
● 3SU1031-3AB42-0AN0	4308316	Pil opp/ned

Soppknapper



Soppknapphode, fjærkontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1030-1BD10-0AA0	4314543	Ø40 mm



Soppknapphode, holdekontakt, dra for å frigi

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1030-1BA20-0AA0	4314544	Ø40 mm

Vendebrytere



Vendebryterhode, 3 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
○ 3SU1032-2BM60-0AA0	4314548	2x45°



Vendebryterhode, 2 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
○ 3SU1032-2BC60-0AA0	4314546	45°



Vendebryterhode, 3 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
○ 3SU1032-2BL60-0AA0	4314547	2x45°



Vendebryterhode, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
○ 3SU1032-2BF60-0AA0	4314545	90°

Nøkkelsbrytere



Nøkkelsbryterhode, 3 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1030-4BL11-0AA0	4314554	RONIS
3SU1030-5BL11-0AA0	4314553	CES



Nøkkelsbryterhode, 2 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1030-5BF01-0AA0	4314552	CES
3SU1030-5BF11-0AA0	4314551	CES
3SU1030-4BF11-0AA0	4314550	RONIS



Nøkkelsbryterhode, 2 posisjoner, fjærkontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1030-4BC01-0AA0	4314549	RONIS

ID-nøkkel med IO-link



ID-Nøkkel for IO-Link, 4 posisjoner

MLFB	Elnr.
3SU1030-4WS10-0AA0	4314559

RFID-nøkler



RFID-nøkler

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1900-0FV40-0AA0	4314560	1 posisjon
● 3SU1900-0FW30-0AA0	4314561	2 posisjoner
● 3SU1900-0FX20-0AA0	4314562	3 posisjoner
● 3SU1900-0FY50-0AA0	4314563	4 posisjoner
○ 3SU1900-0FU60-0AA0	4314564	Fri

Komplettenhet med fjærklemmer

Trykknapper



Trykknapp

MLFB	Elnr.	Merknad
------	-------	---------

3SU1130-0AB10-3BA0	4302072	1NO
3SU1130-0AB20-3CA0	4331791	1NC
3SU1130-0AB40-3BA0	4331792	1NO



Illuminert trykknapp, 24V AC/DC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
------	-------	---------

3SU1132-0AB20-3CA0	4331878	1NC
3SU1132-0AB30-3BA0	4331879	1NO
3SU1132-0AB40-3BA0	4331880	1NO
3SU1132-0AB50-3BA0	4331881	1NO
3SU1132-0AB60-3BA0	4331882	1NO
3SU1132-0AB70-3BA0	4331883	1NO

Nødstop



Nødstop, gul bakplate med inskripsjon: NOT HALT

MLFB	Elnr.	Merknad
------	-------	---------

3SU1100-1HB20-3CH0	4304597	Ø40 mm, 1NC
--------------------	---------	-------------

Vendebrytere



Vendebryter, 3 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
------	-------	---------

3SU1130-2BL60-3NA0	4331886	2x45°, 1NO+1NO
--------------------	---------	----------------



Vendebryter, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
------	-------	---------

3SU1130-2BF60-3BA0	4331884	90°, 1NO
--------------------	---------	----------



Vendebryter, 3 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
------	-------	---------

3SU1130-2BM60-3NA0	4331887	2x45°, 1NO+1NO
--------------------	---------	----------------



Vendebryter, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
------	-------	---------

3SU1130-2BF60-3MA0	4331885	90°, 1NO+1NO
--------------------	---------	--------------

Nøkkalbrytere



Nøkkalbryter, 2 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
------	-------	---------

3SU1130-4BF11-3BA0	4331888	90°, 1NO, RONIS
--------------------	---------	-----------------

Komplettenhet med skruklemmer

Trykknapper



Trykknapp

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1130-0AB10-1BA0	4314511	1NO
3SU1130-0AB20-1CA0	4314512	1NC
3SU1130-0AB30-1BA0	4314578	1NO
3SU1130-0AB40-1BA0	4314513	1NO
3SU1130-0AB50-1BA0	4314514	1NO
3SU1130-0AB60-1BA0	4314577	1NO



Illuminert trykknapp, 110V AC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1133-0AB20-1CA0	4302066	1NC
3SU1133-0AB30-1BA0	4302067	1NO
3SU1133-0AB40-1BA0	4302068	1NO
3SU1133-0AB50-1BA0	4302069	1NO
3SU1133-0AB60-1BA0	4302070	1NO
3SU1133-0AB70-1BA0	4302071	1NO



Illuminert trykknapp, 24V AC/DC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1132-0AB20-1CA0	4302024	1NC
3SU1132-0AB30-1BA0	4314587	1NO
3SU1132-0AB40-1BA0	4314515	1NO
3SU1132-0AB50-1BA0	4314516	1NO
3SU1132-0AB60-1BA0	4314517	1NO
3SU1132-0AB70-1BA0	4302025	1NO



Illuminert trykknapp, 230V AC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1136-0AB20-1CA0	4302026	1NC
3SU1136-0AB30-1BA0	4302027	1NO
3SU1136-0AB40-1BA0	4314589	1NO
3SU1136-0AB50-1BA0	4314590	1NO
3SU1136-0AB60-1BA0	4302028	1NO
3SU1136-0AB70-1BA0	4302029	1NO

Soppknapp



Soppknapp, dra for å frigi

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1130-1BA20-1CA0	4304598	Ø40 mm, 1NC

Vendebrytere



Vendebryter, 3 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1130-2BM60-1NA0	4314520	2x45°, 1NO+1NO



Vendebryter, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1130-2BF60-1BA0	4314519	90°, 1NO



Vendebryter, 3 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1130-2BL60-1NA0	4314518	2x45°, 1NO+1NO

Nøkkelskifter



Nøkkelskifter, 2 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1130-4BF11-1BA0	4314521	90°, 1NO, RONIS



22 mm blank metall design

Enkeltkomponenter

Trykknapper



Trykknapphode

MLFB	Elnr.
● 3SU1050-0AB10-0AA0	4314396
● 3SU1050-0AB20-0AA0	4314397
● 3SU1050-0AB30-0AA0	4314566
● 3SU1050-0AB40-0AA0	4314398
● 3SU1050-0AB50-0AA0	4314399
○ 3SU1050-0AB60-0AA0	4314400
○ 3SU1050-0AB70-0AA0	4314401



Trykknapphode med mulighet for LED

MLFB	Elnr.
● 3SU1051-0AB20-0AA0	4314403
● 3SU1051-0AB30-0AA0	4314404
● 3SU1051-0AB40-0AA0	4314405
● 3SU1051-0AB50-0AA0	4314406
○ 3SU1051-0AB60-0AA0	4314407
○ 3SU1051-0AB70-0AA0	4314408



Trykknapphode med inskripsjon

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1050-0AB10-0A00	4308301	O
● 3SU1050-0AB20-0A00	4308302	O
● 3SU1050-0AB40-0A00	4308303	I
● 3SU1050-0AB50-0A00	4308304	R
○ 3SU1050-0AB60-0A00	4308305	I



Trykknapphode, holdekontakt

MLFB	Elnr.
● 3SU1050-0AA10-0AA0	4314402
● 3SU1050-0AA20-0AA0	4302035
● 3SU1050-0AA30-0AA0	4302036
● 3SU1050-0AA40-0AA0	4302037
● 3SU1050-0AA50-0AA0	4302038
○ 3SU1050-0AA60-0AA0	4302039

Tvillingknapper



Tvillingknapphode

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1050-3AB42-0AA0	4302030	
○ 3SU1050-3AB61-0AA0	4302031	
● 3SU1050-3AB11-0AA0	4302032	
○ 3SU1050-3AB66-0A00	4308321	Hvit: -, +
○ 3SU1050-3AB66-0A00	4308322	Pil venstre/høyre
● 3SU1050-3BB42-0AA0	4308361	Rød: opphevet
● 3SU1050-3BB61-0AA0	4308362	Svart: opphevet



Tvillingknapphode med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1051-3AB42-0AA0	4302033	
○ 3SU1051-3AB61-0AA0	4302034	
● 3SU1051-3AB42-0A00	4308314	Pil opp/ned
● 3SU1051-3BB42-0AA0	4308363	Rød: opphevet
○ 3SU1051-3BB61-0AA0	4308364	Svart: opphevet
○ 3SU1051-3AB61-0A00	4314570	Hvit: I, Svart: O

Soppknapper



Soppknapphode, holdekontakt, dra for å frigi

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1050-1BA20-0AA0	4314417	Ø40 mm



Soppknapphode, fjærkontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1050-1BD10-0AA0	4314416	Ø40 mm

Nødstopp



Nødstopphode, rotér for å frigi

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1050-1GB20-0AA0	4314419	Ø30 mm
3SU1050-1HB20-0AA0	4314420	Ø40 mm
3SU1050-1JB20-0AA0	4314571	Ø60 mm



Nødstopphode, med mulighet for LED, rotér for å frigi

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1051-1GB20-0AA0	4314448	Ø30 mm
3SU1051-1HB20-0AA0	4314449	Ø40 mm
3SU1051-1JB20-0AA0	4308351	Ø60 mm



Nødstopphode, dra for å frigi

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1050-1HA20-0AA0	4314418	Ø40 mm



Nødstopphode, med nøkkel

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1050-1HF20-0AA0	4314421	Ø40 mm, RONIS
3SU1050-1HR20-0AA0	4314422	Ø40 mm, CES

Vendebrytere



Vendebryterhode, 3 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1052-2BM60-0AA0	4314426	2x45°



Vendebryterhode, 2 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1052-2BC60-0AA0	4314424	45°



Vendebryterhode, 3 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1052-2BL60-0AA0	4314425	2x45°



Vendebryterhode, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1052-2BF60-0AA0	4314423	90°

Nøkkelskifter



Nøkkelskifterhode med 2 nøkler, 3 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1050-5BL11-0AA0	4314431	2x45°, CES
3SU1050-4BL11-0AA0	4314432	2x45°, RONIS



Nøkkelskifterhode med 2 nøkler, 2 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1050-4BF11-0AA0	4314428	90°, RONIS
3SU1050-5BF11-0AA0	4314429	90°, CES
3SU1050-5BF01-0AA0	4314430	90°, CES



Nøkkelskifterhode med 2 nøkler, 2 posisjoner, fjærkontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1050-4BC01-0AA0	4314427	45°, RONIS

Signallamper



Signallampehode

MLFB	Elnr.
3SU1051-6AA20-0AA0	4314409
3SU1051-6AA00-0AA0	4304304
3SU1051-6AA30-0AA0	4314410
3SU1051-6AA40-0AA0	4314411
3SU1051-6AA50-0AA0	4314412
3SU1051-6AA60-0AA0	4314413
3SU1051-6AA70-0AA0	4314414

Komplettenhet med fjærklemmer

Trykknapper



Trykknapp

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1150-0AB10-3BA0	4331660	1NO
3SU1150-0AB10-3CA0	4331661	1NC
3SU1150-0AB20-3CA0	4331662	1NC
3SU1150-0AB30-3BA0	4331663	1NO
3SU1150-0AB40-3BA0	4331664	1NO
3SU1150-0AB50-3BA0	4331665	1NO
3SU1150-0AB60-3BA0	4331666	1NO



Illuminert trykknapp, 110V AC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1153-0AB20-3CA0	4331673	1NC
3SU1153-0AB30-3BA0	4331674	1NO
3SU1153-0AB40-3BA0	4331675	1NO
3SU1153-0AB50-3BA0	4331676	1NO
3SU1153-0AB60-3BA0	4331677	1NO
3SU1153-0AB70-3BA0	4331678	1NO



Illuminert trykknapp, 24V AC/DC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1152-0AB20-3CA0	4331667	1NC
3SU1152-0AB30-3BA0	4331668	1NO
3SU1152-0AB40-3BA0	4331669	1NO
3SU1152-0AB50-3BA0	4331670	1NO
3SU1152-0AB60-3BA0	4331671	1NO
3SU1152-0AB70-3BA0	4331672	1NO



Illuminert trykknapp, 230V AC LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1156-0AB20-3CA0	4331679	1NC
3SU1156-0AB30-3BA0	4331680	1NO
3SU1156-0AB40-3BA0	4331681	1NO
3SU1156-0AB50-3BA0	4331682	1NO
3SU1156-0AB60-3BA0	4331683	1NO
3SU1156-0AB70-3BA0	4331684	1NO

Soppknapp



Soppknapp, holdekontakt, dra for å frigi

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1150-1BA20-3CA0	4331685	Ø40 mm, 1NC

Vendebrytere



Vendebryter, 3 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1150-2BM60-3NA0	4331789	2x45°, 1NO+1NO



Vendebryter, 3 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1150-2BL60-3NA0	4331788	2x45°, 1NO+1NO



Vendebryter, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1150-2BF60-3BA0	4331783	90°, 1NO
3SU1150-2BF60-3MA0	4331784	90°, 1NO+1NC

Nøkkelsbryter



Nøkkelsbryter, 2 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1150-4BF11-3BA0	4331790	90°, 1NO, RONIS

Signallamper



Signallampe 24V AC/DC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1152-6AA20-3AA0	4331686
● 3SU1152-6AA30-3AA0	4331687
● 3SU1152-6AA40-3AA0	4331688
● 3SU1152-6AA50-3AA0	4331689
○ 3SU1152-6AA60-3AA0	4331690
○ 3SU1152-6AA70-3AA0	4331691



Signallampe 230V AC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1156-6AA20-3AA0	4331698
● 3SU1156-6AA30-3AA0	4331699
● 3SU1156-6AA40-3AA0	4331775
● 3SU1156-6AA50-3AA0	4331776
○ 3SU1156-6AA60-3AA0	4331777
○ 3SU1156-6AA70-3AA0	4331782



Signallampe 110V AC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1153-6AA20-3AA0	4331692
● 3SU1153-6AA30-3AA0	4331693
● 3SU1153-6AA40-3AA0	4331694
● 3SU1153-6AA50-3AA0	4331695
○ 3SU1153-6AA60-3AA0	4331696
○ 3SU1153-6AA70-3AA0	4331697

Komplettenhet med skruklemmer

Trykknapper



Trykknapp

MLFB Elnr.

● 3SU1150-0AB10-1BA0	4314374
● 3SU1150-0AB20-1CA0	4314375
● 3SU1150-0AB30-1BA0	4314576
● 3SU1150-0AB40-1BA0	4314376
● 3SU1150-0AB50-1BA0	4314377
○ 3SU1150-0AB60-1BA0	4314575



Illuminert trykknapp, 110V AC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1153-0AB20-1CA0	4302043
● 3SU1153-0AB30-1BA0	4302045
● 3SU1153-0AB40-1BA0	4302046
● 3SU1153-0AB50-1BA0	4302047
○ 3SU1153-0AB60-1BA0	4302048
○ 3SU1153-0AB70-1BA0	4302049



Illuminert trykknapp, 24V AC/DC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1152-0AB20-1CA0	4302041
● 3SU1152-0AB00-1BA0	4302040
● 3SU1152-0AB30-1BA0	4314583
● 3SU1152-0AB40-1BA0	4314378
● 3SU1152-0AB50-1BA0	4302042
○ 3SU1152-0AB60-1BA0	4314379
○ 3SU1152-0AB70-1BA0	4314380



Illuminert trykknapp, 230V AC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1156-0AB20-1CA0	4302073
● 3SU1156-0AB30-1BA0	4302075
● 3SU1156-0AB40-1BA0	4314585
● 3SU1156-0AB50-1BA0	4314586
○ 3SU1156-0AB60-1BA0	4302074

Soppknapp



Soppknapp, holdekontakt, vri for å frigi

MLFB Elnr.

● 3SU1150-1BA20-1CA0	4304599, 1NC
----------------------	--------------

Nødstopp



Nødstopp, dra for å frigi, gul bakplate med inskripsjon: EMERGENCY STOP

MLFB Elnr. Merknad

● 3SU1150-1HA20-1CG0	4314381	Ø40 mm
----------------------	---------	--------



Nødstopp, vri for å frigi, med inskripsjon: EMERGENCY STOP

MLFB Elnr. Merknad

● 3SU1150-1HB20-1CG0	4304388	Ø40 mm
----------------------	---------	--------

Vendebrytere



Vendebryter, 3 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB Elnr. Merknad

3SU1150-2BM60-1NA0	4314384	2x45°, 1NO+1NO
--------------------	---------	----------------



Vendebryter, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB Elnr. Merknad

3SU1150-2BF60-1BA0	4314383	90°, 1NO
--------------------	---------	----------



Vendebryter, 3 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB Elnr. Merknad

3SU1150-2BL60-1NA0	4314382	2x45°, 1NO+1NO
--------------------	---------	----------------

Nøkkalbrytere



Nøkkalbryter, 2 posisjoner, holdekontakt

MLFB Elnr. Merknad

3SU1150-4BF11-1BA0	4314385	90°, 1NO, RONIS
--------------------	---------	-----------------

Signallamper



Signallampe 24V AC/DC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1152-6AA20-1AA0	4314386
● 3SU1152-6AA30-1AA0	4314594
● 3SU1152-6AA40-1AA0	4314387
● 3SU1152-6AA50-1AA0	4304314
○ 3SU1152-6AA60-1AA0	4314388
○ 3SU1152-6AA70-1AA0	4314595



Signallampe 230V AC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1156-6AA20-1AA0	4314389
● 3SU1156-6AA30-1AA0	4304374
● 3SU1156-6AA40-1AA0	4314390
● 3SU1156-6AA50-1AA0	4304377
○ 3SU1156-6AA60-1AA0	4314391
○ 3SU1156-6AA70-1AA0	4304383



Signallampe 110V AC LED

MLFB Elnr.

● 3SU1153-6AA20-1AA0	4304317
● 3SU1153-6AA30-1AA0	4304318
● 3SU1153-6AA40-1AA0	4331899
● 3SU1153-6AA50-1AA0	4304320
○ 3SU1153-6AA60-1AA0	4304343
○ 3SU1153-6AA70-1AA0	4304368



30 mm matt metall og lavprofil design

Enkeltkomponenter

Trykknapper



Trykknapphode

MLFB

Elnr.

● 3SU1060-0JB10-0AA0	4314456
● 3SU1060-0JB20-0AA0	4314457
● 3SU1060-0JB30-0AA0	4314458
● 3SU1060-0JB40-0AA0	4314459
● 3SU1060-0JB50-0AA0	4314460
○ 3SU1060-0JB60-0AA0	4314461



Trykknapphode, holdekontakt

MLFB

Elnr.

● 3SU1060-0JA10-0AA0	4314450
● 3SU1060-0JA20-0AA0	4314451
● 3SU1060-0JA30-0AA0	4314452
● 3SU1060-0JA40-0AA0	4314453
● 3SU1060-0JA50-0AA0	4314454
○ 3SU1060-0JA60-0AA0	4314455



Trykknapphode med mulighet for LED

MLFB

Elnr.

● 3SU1061-0JB20-0AA0	4314467
● 3SU1061-0JB30-0AA0	4314468
● 3SU1061-0JB40-0AA0	4314469
● 3SU1061-0JB50-0AA0	4314470
○ 3SU1061-0JB70-0AA0	4314471



Trykknapphode, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB

Elnr.

● 3SU1061-0JA20-0AA0	4314462
● 3SU1061-0JA30-0AA0	4314463
● 3SU1061-0JA40-0AA0	4314464
● 3SU1061-0JA50-0AA0	4314465
○ 3SU1061-0JA70-0AA0	4314466

Vendebrytere



Vendebryterhode, 3 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1062-2DM20-0AA0	4314482	2x45°
● 3SU1062-2DM40-0AA0	4314483	2x45°
○ 3SU1062-2DM60-0AA0	4314484	2x45°



Vendebryterhode, 2 posisjoner, fjærkontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1062-2DC20-0AA0	4314476	45°
● 3SU1062-2DC40-0AA0	4314477	45°
○ 3SU1062-2DC60-0AA0	4314478	45°



Vendebryterhode, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1062-2DF20-0AA0	4314479	90°
● 3SU1062-2DF40-0AA0	4314480	90°
○ 3SU1062-2DF60-0AA0	4314481	90°



Vendebryterhode, lang, 3 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1062-2EL20-0AA0	4314491	2x45°



Vendebryterhode, lang, 2 posisjoner, holdekontakt, med mulighet for LED

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1062-2EF20-0AA0	4314488	90°
● 3SU1062-2EF40-0AA0	4314489	90°
○ 3SU1062-2EF60-0AA0	4314490	90°

Nøkkalbrytere



Nøkkalbryterhode med 2 sett nøkler, 3 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1060-4LL11-0AA0	4314509	2x45°, RONIS



Nøkkalbryterhode med 2 sett nøkler, 2 posisjoner, fjærkontakt

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1060-4LC01-0AA0	4314506	45°, RONIS



Nøkkalbryterhode med 2 sett nøkler, 2 posisjoner, holdekontakt

MLFB	Elnr.	
3SU1060-4LF21-0AA0	4314508	90°, RONIS
3SU1060-4LF11-0AA0	4314507	90°, RONIS

Signallamper



Signallampehode

MLFB	Elnr.
● 3SU1061-0JD20-0AA0	4314472
● 3SU1061-0JD30-0AA0	4314473
● 3SU1061-0JD40-0AA0	4314510
● 3SU1061-0JD50-0AA0	4314474
○ 3SU1061-0JD70-0AA0	4314475



Holder, kontaktelementer og LED-moduler

Holder, kontaktelementer og LED-moduler

Holder, LED og kontaktsettkombinasjoner med skruklemme

	Plastholder, med 6-24V AC/DC LED og kontaktelement				
	MLFB	Elnr.	Normalt åpen kontaktsett	Normalt lukket kontaktsett	Merknad
	3SU1501-1AG20-1BA0	4333098	1		1NO
	3SU1501-1AG00-1BA0	4333097	1		1NO
	3SU1501-1AG30-1BA0	4333099	1		1NO
	3SU1501-1AG40-1BA0	4333100	1		1NO
	3SU1501-1AG50-1BA0	4333101	1		1NO
	3SU1501-1AG60-1BA0	4333102	1		1NO
	3SU1501-1AG20-1CA0	4333104		1	1NC
	3SU1501-1AG00-1CA0	4333103		1	1NC
	3SU1501-1AG30-1CA0	4333105		1	1NC
	3SU1501-1AG40-1CA0	4333107		1	1NC
	3SU1501-1AG50-1CA0	4333109		1	1NC
	3SU1501-1AG60-1CA0	4333111		1	1NC
	3SU1501-1AG20-1NA0	4333113	2		1NO+1NO
	3SU1501-1AG00-1NA0	4333112	2		1NO+1NO
	3SU1501-1AG30-1NA0	4333114	2		1NO+1NO
	3SU1501-1AG40-1NA0	4333115	2		1NO+1NO
	3SU1501-1AG50-1NA0	4333116	2		1NO+1NO
	3SU1501-1AG60-1NA0	4333117	2		1NO+1NO

Holder med kontaktsett



Plastholder med kontaktelement

MLFB	Elnr.	Normalt åpen kontaktsett	Normalt lukket kontaktsett	Merknad
3SU1500-1AA10-1BA0	4333088	1		1NO
3SU1500-1AA10-1CA0	4333089		1	1NC
3SU1500-1AA10-1NA0	4333091	2		1NO+1NO



Metallholder med kontaktelement

MLFB	Elnr.	Normalt åpen kontaktsett	Normalt lukket kontaktsett	Merknad
3SU1550-1AA10-1BA0	4333092	1		1NO
3SU1550-1AA10-1CA0	4333093		1	1NC
3SU1550-1AA10-1NA0	4333094	2		1NO+1NO



Holder

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1500-0AA10-0AA0	4333086	Plast
3SU1550-0AA10-0AA0	4333087	Metall



Holder til IO-Link nøkkelbryter

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1400-1GD10-1AA0	4314557	
3SU1400-1GC10-1AA0	4302062	Ikke IO-link protokol

LED



LED element, 24V AC/DC, fjærklemmer

MLFB	Elnr.
3SU1401-1BB20-3AA0	4333154
3SU1401-1BB00-3AA0	4333153
3SU1401-1BB30-3AA0	4333155
3SU1401-1BB40-3AA0	4333157
3SU1401-1BB50-3AA0	4333158
3SU1401-1BB60-3AA0	4333159



LED element, 24V AC/DC, skruklemmer

MLFB	Elnr.
3SU1401-1BB20-1AA0	4333123
3SU1401-1BB00-1AA0	4333122
3SU1401-1BB30-1AA0	4333125
3SU1401-1BB40-1AA0	4333126
3SU1401-1BB50-1AA0	4333127
3SU1401-1BB60-1AA0	4333128



LED element, 110V AC, fjærklemmer

MLFB	Elnr.
3SU1401-1BC20-3AA0	4333161
3SU1401-1BC00-3AA0	4333160
3SU1401-1BC30-3AA0	4333162
3SU1401-1BC40-3AA0	4333163
3SU1401-1BC50-3AA0	4333164
3SU1401-1BC60-3AA0	4333165



LED element, 110V AC, skruklemmer

MLFB	Elnr.
3SU1401-1BC20-1AA0	4333133
3SU1401-1BC00-1AA0	4333129
3SU1401-1BC30-1AA0	4333134
3SU1401-1BC40-1AA0	4333135
3SU1401-1BC50-1AA0	4333136
3SU1401-1BC60-1AA0	4333138



LED element, 230V AC, fjærklemmer

MLFB	Elnr.
3SU1401-1BF20-3AA0	4333167
3SU1401-1BF00-3AA0	4333166
3SU1401-1BF30-3AA0	4333168
3SU1401-1BF40-3AA0	4333169
3SU1401-1BF50-3AA0	4333170
3SU1401-1BF60-3AA0	4333171



LED element, 230V AC, skruklemmer

MLFB	Elnr.
3SU1401-1BF20-1AA0	4333142
3SU1401-1BF00-1AA0	4333139
3SU1401-1BF30-1AA0	4333143
3SU1401-1BF40-1AA0	4333146
3SU1401-1BF50-1AA0	4333147
3SU1401-1BF60-1AA0	4333148

Kontaktelementer



Kontaktelementer

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1400-1AA10-1BA0	4333118	1NO skruklemmer
3SU1400-1AA10-1CA0	4333119	1NC skruklemmer
3SU1400-1AA10-3BA0	4333149	1NO fjærklemmer
3SU1400-1AA10-3CA0	4333150	1NC fjærklemmer





Kapslingsboks

Komplett nødstop



Komplett nødstop i gul metall kapsling, med beskyttelseskrage

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1851-ONA00-2AC2	4314392	1NC
3SU1851-ONB00-2AC2	4314394	2NC



Komplett nødstop i gul metallkapsling

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1851-ONA00-2AA2	4314393	1NC



Komplett nødstop, i gul plast kapsling, med beskyttelseskrage

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1801-ONA00-2AC2	4314318	1NC
3SU1801-ONB00-2AC2	4314320	2NC



Komplett nødstop, i gul plastkapsling

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1801-ONA00-2AA2	4314319	1NC



Komplett nødstop i gul plast kapsling med AS-Interface

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1801-ONB10-4HB2	4308324	1NC



Adpater til kapslingsboks

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1900-OHX10-0AA0	4333232	M20
3SU1900-OHY10-0AA0	4333233	M25

Kapslingsbokser uten innhold



Gul kapslingsboks, metall design med beskyttelseskrage

MLFB	Elnr.	Antall betjeningshull
3SU1851-0AA00-0AC2	4314368	1



Gul kapslingsboks, metall design, topp- og bunnmontering

MLFB	Elnr.	Antall betjeningshull
3SU1851-0AA00-0AB2	4308367	1
3SU1851-0AA00-0AA2	4314367	1



Gul kapslingsboks, hardplast design med beskyttelseskrage

MLFB	Elnr.	Antall betjeningshull
3SU1801-0AA00-0AC2	4314361	1



Gul kapslingsboks, hardplast design

MLFB	Elnr.	Antall betjeningshull
3SU1801-0AA00-0AA2	4314360	1
3SU1801-0AA00-0AB2	4308365	1
3SU1802-0AA00-0AB2	4308366	2



Grå kapslingsboks, hardplast design

MLFB	Elnr.	Antall betjeningshull
3SU1801-0AA00-0AB1	4314362	1
3SU1802-0AA00-0AB1	4314363	2
3SU1803-0AA00-0AB1	4314364	3
3SU1804-0AA00-0AB1	4314365	4
3SU1806-0AA00-0AB1	4314366	6



Grå kapslingsboks, metall design

MLFB	Elnr.	Antall betjeningshull
3SU1851-0AA00-0AB1	4314369	1
3SU1852-0AA00-0AB1	4314370	2
3SU1853-0AA00-0AB1	4314371	3
3SU1854-0AA00-0AB1	4314372	4
3SU1856-0AA00-0AB1	4314373	6

Komplett kapslingsboks



Komplett kapslingsboks, grå hardplast design

MLFB	Elnr.	Merknad	Farge	Antall betjeningshull
3SU1801-0AB00-2AB1	4308328	1NO	Grønn	1
3SU1801-0AC00-2AB1	4308329	1NC	Rød	1
3SU1801-0AD00-2AB1	4308330	1NO	Hvit	1
3SU1802-0AB00-2AB1	4308331	1NO+1NC	Grønn, rød	2
3SU1802-0AC00-2AB1	4308332	1NO+1NC	Hvit, svart	2
3SU1803-0AB00-2AB1	4308333	LED+1NO+1NC	Blank, grønn, rød	3
3SU1803-0AC00-2AB1	4308334	LED+1NO+1NC	Blank, hvit, svart	3
3SU1803-0AD00-2AB1	4308335	1NO+1NO+1NC	Svart, svart, rød	3



Komplett kapslingsboks, grå hardplast design med AS-Interface

MLFB	Elnr.	Merknad	Farge	Antall betjeningshull
3SU1802-0AB10-4HB1	4308325	1NO+1NC	Grønn, rød	2
3SU1802-0AC10-4HB1	4308326	1NO+1NC	Hvit, svart	2
3SU1803-0AB10-4HB1	4308327	LED+1NO+1NC	Blank, grønn, rød	3



Komplett kapslingsboks, grå metall design

MLFB	Elnr.	Merknad	Farge	Antall betjeningshull
3SU1851-0AB00-2AB1	4308336	1NO	Grønn	1
3SU1851-0AC00-2AB1	4308337	1NC	Rød	1
3SU1851-0AD00-2AB1	4308338	1NO	Hvit	1
3SU1852-0AB00-2AB1	4308339	1NO+1NC	Grønn, rød	2
3SU1852-0AC00-2AB1	4308340	1NO+1NC	Hvit, svart	2
3SU1853-0AB00-2AB1	4308341	LED+1NO+1NC	Blank, grønn, rød	3
3SU1853-0AD00-2AB1	4308343	1NO+1NO+1NC	Svart, svart, rød	3

Kontaktsett og LED til kapslingsboks



LED modul 24V AC/DC til kapslingsboks (3SU18)

MLFB	Elnr.
3SU1401-2BB20-1AA0	4333173
3SU1401-2BB00-1AA0	4333172
3SU1401-2BB30-1AA0	4333174
3SU1401-2BB40-1AA0	4333175
3SU1401-2BB50-1AA0	4333176
3SU1401-2BB60-1AA0	4333177



LED modul 230V AC til kapslingsboks (3SU18)

MLFB	Elnr.
3SU1401-2BF20-1AA0	4333185
3SU1401-2BF00-1AA0	4333184
3SU1401-2BF30-1AA0	4333186
3SU1401-2BF40-1AA0	4333187
3SU1401-2BF50-1AA0	4333188
3SU1401-2BF60-1AA0	4333189



LED modul 110V AC til kapslingsboks (3SU18)

MLFB	Elnr.
3SU1401-2BC20-1AA0	4333179
3SU1401-2BC00-1AA0	4333178
3SU1401-2BC30-1AA0	4333180
3SU1401-2BC40-1AA0	4333181
3SU1401-2BC50-1AA0	4333182
3SU1401-2BC60-1AA0	4333183



Kontaktsett til kapslingsboks (3SU18)

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1400-2AA10-1BA0	4333120	1NO, skruklemmer
3SU1400-2AA10-1CA0	4333121	1NC, skruklemmer
3SU1400-2AA10-3BA0	4333151	1NO, fjærklemmer
3SU1400-2AA10-3CA0	4333152	1NC, fjærklemmer



Moderne og elegant design

Kompakt trykknapp og holder

Kompakt trykknapp med holder



Kompakt trykknapp, fjærkontakt med holder

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1200-0FB10-0AA0	4308356	22 mm svart plast
● 3SU1200-0EB20-0AA0	4308346	22 mm svart plast
● 3SU1200-0EB40-0AA0	4308347	22 mm svart plast
○ 3SU1201-0EB70-0AA0	4308349	22 mm svart plast



Kompakt transparent trykknapp, fjærkontakt med holder

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1201-0EB20-0AA0	4308348	22 mm svart plast



Kompakt trykknapp, fjærkontakt med holder

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1250-0EB20-0AA0	4308352	22 mm blank metall
● 3SU1250-0EB40-0AA0	4308353	22 mm blank metall
○ 3SU1251-0EB70-0AA0	4308355	22 mm blank metall



Kompakt transparent trykknapp, fjærkontakt med holder

MLFB	Elnr.	Merknad
● 3SU1251-0EB20-0AA0	4308354	22 mm blank metall

Potensiometer



Potensiometer i plast med integrert motstand og skruterminaler, med plastholder

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1200-2PQ10-1AA0	4302050	1kΩ
3SU1200-2PR10-1AA0	4302051	4,7kΩ
3SU1200-2PS10-1AA0	4302052	10kΩ
3SU1200-2PT10-1AA0	4302053	47kΩ
3SU1200-2PU10-1AA0	4302054	100kΩ
3SU1200-2PV10-1AA0	4302055	470kΩ



Potensiometer i metall med integrert motstand og skruterminaler, med metallholder

MLFB	Elnr.	Merknad
3SU1250-2PQ10-1AA0	4302056	1kΩ
3SU1250-2PR10-1AA0	4302057	4,7kΩ
3SU1250-2PS10-1AA0	4302058	10kΩ
3SU1250-2PT10-1AA0	4302059	47kΩ
3SU1250-2PU10-1AA0	4302060	100kΩ
3SU1250-2PV10-1AA0	4302061	470kΩ

Finn ut mer:

siemens.com/sirius-act

Enkel konfigurering

Med SIRIUS ACT konfigurator kan du velge ønsket trykknapp, bryter eller indikator intuitivt. Koblingshus og merking kan kombineres individuelt for å imøtekomme spesielle behov, som språk og skrifttype.

Grafikkbasert komponentutvalg med drag-and-drop funksjon og forhåndsvisning av utvalg gjør det mye enklere enn tidligere å velge ut og bestille produkter du trenger.

I tillegg tilbyr konfiguratoren nyttig dokumentasjon og etterbestillingsmuligheter.



Med forbehold om skrivefeil
Kan endres uten forvarsel
Trykket i Norge
© Siemens AS 2015

Følg oss på:

twitter.com/siemensindustry
youtube.com/siemens

siemens.com/sirius-act

Siemens AS
Digital Factory
Control Products
Postboks 1 Alnabru
0613 Oslo
Norge