

Boka in • Boka in • Boka in •

- 3 maj Workshop TIA Portal HMI Advanced: HMI på distans Malmö
- 3 maj Webinarium: Nyheter inom processautomation siemens.se/webbinarier
- 6–10 maj Solution Partner: Workshop Process Automation Malmö
- 7–10 maj Elfack Göteborg
- 8 maj Workshop TIA Portal PLC Advanced: Effektiv programmering Borlänge
- 21 & 22 maj Frukostmöte: Processinstrument Göteborg & Stenungsund
- 24 maj Webinarium: Digitalisering inom tillverkningsindustrin siemens.se/webbinarier
- 12 jun Workshop TIA Portal PLC Advanced: Effektiv programmering Sundsvall
- 14 jun Webinarium: TIA Portal V15.1 från plc-perspektivet siemens.se/webbinarier

 siemens.se/evenemang

Nya tjänster • Nya tjänster • Nya tjänster • Nya tjänster •



Robert Wallin, tidigare inom Solution Business, är sedan februari produktchef för Simatic PCS neo inom Digital Industries med placering i Solna.

robert.wallin@siemens.com


Rikard Book anställdes i mars i Mölndal som serviceingenjör med inriktning automation inom Customer Services inom Digital Industries. Rikard kommer närmast från Jonicom.

rikard.book@siemens.com


Maria Andréasson, offert-specialist med placering i Malmö, är sedan februari även säljsupportchef inom Area Sales inom Digital Industries.

maria.andreasson@siemens.com


Joel Hammarbäck anställdes i mars i Solna som säljspecialist inom Industrial Communication inom Digital Industries. Joel kommer närmast från Scania.

joel.hammarbaeck@siemens.com


Krister East anställdes i februari i Sundsvall som serviceingenjör med inriktning automation inom Customer Services inom Digital Industries. Krister kommer närmast från Status Automation och har tidigare arbetat på Siemens.

krister.east@siemens.com


Robin Lidén anställdes i mars i Mölndal som applikationsingenjör Motion Control inom Digital Industries. Robin kommer närmast från Elektroautomatik.

robin.liden@siemens.com


Jonas Dahlén anställdes i februari i Malmö som Senior Advisor Totally Integrated Power för att bearbeta föreskrivande led, konsulter och skåpsbyggare inom låg- och mellanspänningsområdena. Jonas kommer närmast från Weidmüller och har tidigare arbetat på Siemens.

jonas.dahlen@siemens.com



Mats Klinglöv anställdes i mars i Malmö som produktspecialist inom Technical Support med fokus på drivteknik inom Customer Services inom Digital Industries. Mats kommer närmast från Brammer.

mats.klingloef@siemens.com


Thomas Andersson, tidigare inom Siemens Industry Software, är sedan december nordisk säljspecialist inom Digital Industries för vår Digital Enterprise-portfölj till processindustrikunder. Thomas är placerad i Mölndal med nytt mobilnr: 073-620 63 50.

thomas.andersson@siemens.com


Bo Ottosson, tidigare inom Siemens Industry Software, är sedan februari Enterprise Sales Executive inom Digital Industries med fortsatt försäljningsansvar för Comos i Norden med placering i Mölndal.

bo.ottosson@siemens.com


Daniel Karlsson, tidigare inom OEM Sales, är sedan mars Account Manager inom Area Sales inom Digital Industries med placering i Solna.

daniel.karlsson@siemens.com


Anna Määtälä, tidigare inom Large Drives, är sedan januari offertspecialist inom Area Sales region Mellan inom Digital Industries med placering i Solna.

anna.maattala@siemens.com


Daniel Ljungqvist, kundansvarig inom Area Sales, är sedan februari även gruppchef region Mellan inom Digital Industries med placering i Solna.

daniel.ljungqvist@siemens.com


Charlotta Målgård är sedan april nordisk kommunikationschef utöver kommunikationschef för Siemens AB med placering i Solna.

charlotta.malgard@siemens.com


Jonas Larsson, tidigare serviceingenjör, är sedan januari produktspecialist inom Technical Support med fokus på drivteknik inom Customer Services inom Digital Industries med placering i Jönköping.

jonas.c.larsson@siemens.com


Carl Marcusson, tidigare inom Siemens Industrial Turbomachinery, är sedan februari utbildare inom Sitrain utbildningscenter inom Digital Industries med placering i Solna.

carl.marcusson@siemens.com


Mikael Barmé anställdes i april i Borlänge som projektingenjör med inriktning automation inom Metals inom Customer Services inom Digital Industries. Mikael kommer närmast från SSAB.

mikael.barne@siemens.com